

FICHE PRODUIT

# Alarme de type 2b

## Bloc Autonome Avertisseur Sonore (BAAS) et Lumineux (BAASL) type Satellite



NFC 48150 : 11/2014



01



02

01. DS T2 Sa

02. DS T2 Sa Flash

### Présentation

Les DS T2 Sa sont utilisés pour diffuser un signal d'alarme général. Cet équipement se raccorde sur le contact auxiliaire d'un équipement d'alarme de type 2b (soit l'AI PR T2 4B ou l'AI PR T2 8B de la gamme alarme Kaufel).

L'ouverture de la boucle de commande d'alarme depuis le BAAS principale provoque le déclenchement instantané du processus d'alarme d'une durée minimale de 5 min.

Les DS T2 Sa sont composés d'un socle disposant de borniers amovibles et d'une tête clipsable facilitant son installation.

### Fonctions Supplémentaires

- Synchronisation du signal sonore d'alarme entre les DS T2 Sa via BUS sans fil supplémentaire
- 1 boucle de commande d'alarme générale
- 1 boucle de commande de son continu
- Test automatique lors de la mise sous tension
- Fonction de test intégré
- Aucun réglage à la mise en service
- Jusqu'à 250 appareils sur le BUS
- 1000 m de ligne maximum entre chaque BAAS

Les Blocs Autonomes Avertisseurs Sonores et Lumineux sont utilisés pour diffuser un signal d'alarme générale NFS 32001.

- Modèle avec Flash lumineux pour les personnes mal-entendantes
- EcoSmart : Equipé d'une alimentation à faible consommation et à rendement élevé



| Désignation       | Code    | Licence  |
|-------------------|---------|----------|
| DS T2 Sa V2       | 532 112 | Sa 16111 |
| DS T2 Sa Flash V2 | 532 113 | Sa 16112 |

## Alarme de type 2b

BAAS Sa / BAASL Sa Flash

| Caractéristiques techniques                          |                                                           |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Références produit                                   | DS T2 Sa V2                                               | DS T2 Sa Flash V2 |
| Code produit                                         | 532 112                                                   | 532 113           |
| Alimentation secteur                                 | 230 Vca - 50Hz                                            |                   |
| Alimentation de sécurité                             | 4 batteries ENERGIZER recharge power plus 1,2 V - 2000 Ah |                   |
| Autonomie                                            | 72 h                                                      |                   |
| Consommation                                         | 7,6 mA                                                    |                   |
| Classe                                               | II                                                        |                   |
| Niveau sonore                                        | > 90 dB à 2m - Classe B                                   |                   |
| Signal d'alarme lumineux (uniquement DS T2 Sa Flash) | Classe S - Portée : 8 m - Couleur : blanche               |                   |
| contact auxiliaire                                   | Maxi.24V-2A - 48 VA                                       |                   |
| Durée minimale de l'alarme restreinte                | 5 min                                                     |                   |
| Température d'utilisation                            | -10°C à +50°C                                             |                   |
| IP / IK                                              | 42 / 07                                                   |                   |
| Matière / Couleur                                    | ABS non propagateur de flamme / blanc                     |                   |
| Poids                                                | 0,60Kg                                                    |                   |
| Dimension (L x h x p)                                | 113 x 175 x 55 mm                                         |                   |
| Norme                                                | NF C 48-150 : 11/2014                                     |                   |
| Voyants d'alarme                                     | LED                                                       |                   |

### Dimensions (mm)



KAUFEL  
Route de Saint Martin d'Ordon  
89330 Piffonds  
Tél: 03 86 86 48 48  
Fax: 03 86 86 48 44

[www.kaufel.fr](http://www.kaufel.fr)

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis.  
ABB décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document.  
Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document aux sujets et aux illustrations

contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou l'utilisation de son contenu, en tout ou en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.  
Copyright© 2017 ABB – Tous droits réservés.