



ABB 轩致系列 开关插座

轩致, 不只是无边



- 无边、温润、唯美、无暇
- 轩致系列曲面开关
- 轩致系列纯平开关
- 一个系列, 两种外观, 不一样的无框体验

—
现代的开关插座已经不仅是一种基本的生活用品，而且是一种具有艺术魅力的装饰品，使居住空间具有时尚典雅的品质。ABB轩致系列开关插座，无边、无束，其丰富的功能和色彩可帮你实现居住空间的舒适、安全、品质和风格。

ABB开关插座源自德国的BUSCH-JAEGER公司，在此领域具有130年的丰富经验。作为市场领导者，始终在质量、产品线和创新上精耕细作，不断满足广大客户的严格要求。我们不仅可提供多种系列的开关插座产品，更可提供i-家，KNX i-bus等多种智能家居和智能楼宇控制系统。

ABB位列全球500强，是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩，同时降低对环境的影响。ABB集团总部在瑞士苏黎士，业务遍布全球近100个国家，拥有13.5万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动，员工1.8万名，拥有40家本地企业和遍布全国147个城市的销售与服务网络。

目录

004-007	产品概述
008-009	特性和优势
010-019	型号及技术参数





reddot design award
winner 2018

轩致荣获2018红点奖



无边

无拘无束的时尚与雅致

温润


舒适轻巧的色彩与触感

唯美 无暇

一个系列，两种外观，
不一样的无框体验。



01



02



03



04

01 AF335 带POE功能WIFI插座
03 AF423 后切相控制调光开关

02 AF293 二位带USB充电中标二三极插座10A
04 AF457 人体红外感应壁角灯



特性和优势

无瑕

突破传统，采用进口高分子PC材质，辅以高抛光和急冷急热工艺，温润如玉，不惧划痕。



舒适

开关基座独特的倾角设计——从按键处到墙面处逐渐变宽；超大按键和特殊的内部消音设计，带给您视觉与触觉的双重享受！

柔美

内置LED指示灯，在夜间透出柔和的光线，更显人性化。



实用



独特设计的二、三孔远距插座，两个插座间距达到42mm，可同时插上两个“大块头”插头，避免了插头之间的互扰，提高了插座的实际使用率。

开关触点采用新型环保稀土合金材料，大大提高了抗启动电流的冲击能力，适用于各种灯具，不仅安全，寿命更长，而且更环保。

安全

特殊设计的插座保护门，可防止单插或异物的侵入，保护儿童安全。

内部金属件为锡磷青铜一体式设计，结合电气与机械特性的最佳搭配，基件采用蜂窝结构设计，结构轻巧紧密，不易变形。确保长久使用的顺畅性。



便于安装

开关模块设计紧促，基板尺寸薄，留给底盒内的接线空间更大，利于安装，更利于散热。

接线端子的螺钉头部朝向一致，安装更便捷。


多种功能

四种色彩，可满足你多样化的装饰搭配。从基本的开关插座，到USB充电、电视、电话、音响、调音、调光、插卡取电、勿扰门铃、剃须插座、报警开关、声光控开关、人体感应开关、人体感应壁角灯和壁装式无线WIFI，可满足你居住空间丰富的功能需求。



型号及技术参数

轩致系列曲面开关



01



02



03



04



05

- 01 雅典白, 产品型号
- 02 朝霞金, 产品型号-PG
- 03 香槟银, 产品型号-CS
- 04 古典灰, 产品型号-G
- 05 星空黑, 产品型号-885

电源开关



型号	型号描述
AF119	一位中间开关10AX



型号	型号描述
AF121	三位双控开关16AX



型号	型号描述
AF122	二位单控开关16AX



型号	型号描述
AF123	三位单控开关16AX



型号	型号描述
AF125	一位双控开关16AX



型号	型号描述
AF126	二位双控开关16AX



型号	型号描述
AF127	一位单控开关16AX



型号	型号描述
AF140	二位窗帘开关（三位置）3A(9-48VDC)



型号	型号描述
AF167	一位双控带灯开关 16AX



型号	型号描述
AF168	二位双控带灯开关 16AX



型号	型号描述
AF175	三位双控带灯开关 16AX



型号	型号描述
AF181	一位单控带灯开关 16AX



型号	型号描述
AF182	二位单控带灯开关 16AX



型号	型号描述
AF183	三位单控带灯开关 16AX



型号	型号描述
AF186	二位中间开关10AX



型号	型号描述
AF197	一位外出状态提示开关 10A



型号	型号描述
AF429	门铃开关



型号	型号描述
AF430	一位复位按钮开关10A



型号	型号描述
AF438	二位复位按钮开关10A



型号	型号描述
AF439	三位复位按钮开关10A

型号及技术参数

电源插座



型号	型号描述
AF203	一位中标三孔插座10A



型号	型号描述
AF205	二位中标二极插座10A



型号	型号描述
AF206	一位中标三孔插座16A



型号	型号描述
AF212	二位中标二极插座10A



型号	型号描述
AF223	一位中标带开关三孔插座10A



型号	型号描述
AF225	二位中标带开关二极插座10A



型号	型号描述
AF226	二位中标带开关带灯二极插座10A



型号	型号描述
AF228	一位中标带开关三孔插座16A



型号	型号描述
AF293	二位带USB充电中标二极插座10A

型号及技术参数

信息插座



型号	型号描述
AF301	一位电视插座



型号	型号描述
AF303	一位宽频电视插座



型号	型号描述
AF304	一位带分支电视插座



型号	型号描述
AF321	一位电话插座RJ11



型号	型号描述
AF322	二位电话插座RJ11



型号	型号描述
AF323	二位电话RJ11/超5类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AF324	二位电视/电话插座RJ11



型号	型号描述
AF325	二位电视/超5类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AF329	二位6类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AF330	二位电话RJ11/6类电脑插座RJ45

型号及技术参数

信息插座



型号	型号描述
AF331	一位超5类电脑插座 RJ45



型号	型号描述
AF332	二位超5类电脑插座 RJ45



型号	型号描述
AF333	一位6类电脑插座 RJ45



型号	型号描述
AF334	二位电视/6类电脑插座 RJ45



型号	型号描述
AF335	带POE功能WiFi插座

音响端子插座



型号	型号描述
AF341	二位音响端子插座



型号	型号描述
AF342	四位音响端子插座

调音调光开关



型号	型号描述
AF416	调音开关



型号	型号描述
AF416-001	调音开关（低阻抗电视伴音）



型号	型号描述
AF423	后切相控制调光开关

型号及技术参数

酒店系列产品



型号	型号描述
AF161-001	一位复位按钮带灯开关 6A(9-24VDC)



型号	型号描述
AF162-001	二位复位按钮带灯开关 6A(9-24VDC)



型号	型号描述
AF163-001	三位复位按钮带灯开关 6A(9-24VDC)



型号	型号描述
AF401	剃须插座



型号	型号描述
AF402	插卡取电开关



型号	型号描述
AF403	请等待/勿扰/清扫门铃开关6A



型号	型号描述
AF403-001	勿扰门铃开关6A



型号	型号描述
AF403-002	勿扰/清扫门铃开关6A

功能控制产品



型号	型号描述
AF469	三线制带消防C端子声光控开关



型号	型号描述
AF457	人体红外感应壁角灯



型号	型号描述
AF419	报警开关6A



型号	型号描述
AF490	三线制带消防C端子人体红外感应开关

型号及技术参数

配件



型号	型号描述
AF504	空白面板



型号	型号描述
AF621	二位多联安装框



型号	型号描述
AF631	三位多联安装框



型号	型号描述
AF641	四位多联安装框



型号	型号描述
AF651	五位多联安装框

特色产品



型号	型号描述
AF298	4口输出USB充电插座 5V4A/9V1.2A



型号	型号描述
AF299	壁装式无线充电插座 5V/2A



型号	型号描述
AF494	PM2.5空气质量传感器
AF495	PM2.5&甲醛空气质量 传感器

型号及技术参数

轩致系列纯平开关



01



02



03



04



05

- 01 雅典白, 产品型号
- 02 朝霞金, 产品型号-PG
- 03 香槟银, 产品型号-CS
- 04 古典灰, 产品型号-G
- 05 星空黑, 产品型号-885



型号	型号描述
AF127L	一位单控开关 16AX



型号	型号描述
AF126L	二位双控开关 16AX



型号	型号描述
AF181L	一位单控带LED开关 16AX



型号	型号描述
AF168L	二位双控带LED开关 16AX



型号	型号描述
AF125L	一位双控开关 16AX



型号	型号描述
AF123L	三位单控开关 16AX

型号及技术参数



型号	型号描述
AF167L	一位双控带LED开关 16AX



型号	型号描述
AF122L	二位单控开关 16AX



型号	型号描述
AF182L	二位单控带LED开关 16AX



型号	型号描述
AF119L	一位中间开关 10AX



型号	型号描述
AF161L-001	一位单控带灯按钮开关 10A(9-24VDC)



型号	型号描述
AF183L	三位单控带LED开关 16AX



型号	型号描述
AF121L	三位双控开关 16AX



型号	型号描述
AF175L	三位双控带LED开关 16AX



型号	型号描述
AF438L	二位单控按钮开关 10A



型号	型号描述
AF439L	三位单控按钮开关 10A

型号及技术参数



型号	型号描述
AF162L-001	二位单控带灯按钮开关 10A(9-24VDC)



型号	型号描述
AF163L-001	三位单控带灯按钮开关 10A(9-24VDC)



型号	型号描述
AF197L	一位外出提示开关10A



型号	型号描述
AF430L	一位单控按钮开关 10A



型号	型号描述
AF429L	门铃开关 10A



型号	型号描述
AF403L	请勿打扰/清扫/稍候 门铃开关



型号	型号描述
AF186L	二位中间开关10AX



联系我们

www.abb.com.cn

ABB (中国) 客户服务热线

电话: 800-820-9696 / 400-820-9696

电邮: contact.center@cn.abb.com



开关插座产品网页



ABB电气产品官方微信



ABB直通车



ABB Connect
一站式数字化助理

