

隽致系列开关插座


纯平致静, 无框质选



- 纤薄纯平
- 无框美学设计
- 轻松驾驭各类家居风格

纯平致静，无框质选 打造舒适美学新体验

家居的每一个设计，每一处细节，都是您对美好生活的苛求，ABB以“微角度开关”舒适美学为标准的隽致系列开关插座，正恰如其分地满足您的无限追求。它无框无约束、纯平大按键、四周圆弧倒角……ABB隽致系列开关插座，坚持创新工艺与人文美学紧密结合，带给您前所未有的舒适性和静谧感，赋予您独特的生活态度和空间品味。





微角度美学, 质选由你

简约纯平, 无边框, 大按键设计。单边1.7° 小角度翘板式驱动结构, 柔和细腻的按压触感, 于细节之处彰显高贵隽美, 满足您对精致生活的所有想象。



整洁

多联边框, 随意搭配, 整洁有序, 可配合ABB多联安装暗盒, 打造完美贴合的多联效果



无界

前言无边框设计，与各类家装风格
融合无界，成就美学典范




质感

时尚3D圆角造型，别致G2曲面工艺，
为家居品质加分



便捷

大间距错位二三孔插座设计同时使用2个插头，
应用无忧。



静谧

8.8mm超薄设计，开关摆动角低至
1.7度，带来全所未有的静谧体验




设计由心，为你所想

人性化的设计，点滴细节，为你所想。

精细

注塑工艺采用独特的倒拔模工艺，
多产品排列缝隙小，细节提升品质生活



强韧

方格状分布的加强筋结构，增强支撑强度，
安装时不易发生变形

高效

六类信息模块产品，上网享受1,000M带，
确保高效信息生活



贴心

红外自动感应地脚灯，倍感温馨呵护





贴心壁脚灯, 安心好生活。



品质细节，确保安全可靠



高质量选材、严格把控工艺细节，延续ABB高品质，一如既往安全可靠。

开关组件



- 镀蓝白锌M4十字压线柱，鞍型接线端子设计
接线更可靠，更安全。
- 开关采用银合金触点
降低电阻温升，防止动静触头粘连，保证稳定的电气性能。
- 开关均通过CCC自镇流测试
安全控制LED光源灯具，开关寿命不低于40000次。

插座组件



- 插座采用一体化锡磷青铜插套
减少铆接产生的电阻发热，产品载流能力更强，寿命长，使用更安全。



- 插座防触电保护门设计
保护门厚度>2mm，护佑儿童，防止意外触电。

产品一览

雅典白, 香槟金, 太空灰, 三种颜色, 轻松驾驭多种家居风格。



01	雅典白, 产品型号
02	香槟金, 产品型号-ZG
03	太空灰, 产品型号-MG



电源开关



型号	型号描述
AZ101	一位单控开关 10AX



型号	型号描述
AZ105	一位双控开关 10AX



型号	型号描述
AZ102	二位单控开关 10AX



型号	型号描述
AZ106	二位双控开关 10AX



型号	型号描述
AZ103	三位单控开关 10AX



型号	型号描述
AZ107	三位双控开关 10AX



型号	型号描述
AZ104	四位单控开关 10AX



型号	型号描述
AZ108	四位双控开关 10AX



型号	型号描述
AZ119	一位中间开关 10AX



型号	型号描述
AZ186	二位中间开关 10AX



型号	型号描述
AZ429	门铃开关 10A

产品一览

电源插座



型号	型号描述
AZ205	二位错位二三极插座 10A



型号	型号描述
AZ207	二位二三极插座 10A



型号	型号描述
AZ225	二位二三极带开关插座 10A (单控)



型号	型号描述
AZ211	二位二三极带开关插座 10A (双控)



型号	型号描述
AZ212	二位二极扁圆两用插座 10A



型号	型号描述
AZ203	一位三极插座 10A



型号	型号描述
AZ206	一位三极插座 16A



型号	型号描述
AZ223	一位三极带开关插座 10A



型号	型号描述
AZ228	一位三极带开关插座 16A

USB插座



型号	型号描述
AZ293	带双USB充电二位二三极插座 10A



型号	型号描述
AZ216	带单USB充电二位二三极插座 10A

信息插座



型号	型号描述
AZ301	一位电视插座



型号	型号描述
AZ303	一位宽频电视插座



型号	型号描述
AZ304	一位带分支电视插座



型号	型号描述
AZ321	一位电话插座RJ11



型号	型号描述
AZ323	二位电话RJ11/超5类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AZ325	二位电视/超5类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AZ331	一位超5类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AZ333	一位6类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AZ332	二位超5类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AZ329	二位6类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AZ334	二位电视/6类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AZ330	二位电话RJ11/6类电脑插座RJ45

功能控制产品



型号	型号描述
AZ419	报警开关 1A



型号	型号描述
AZ457	红外感应LED灯



型号	型号描述
AZ458	光感壁脚灯

附件



型号	型号描述
AZ504	空白面板



型号	型号描述
AZ621	二位多联安装框



型号	型号描述
AZ631	三位多联安装框



型号	型号描述
AZ641	四位多联安装框



型号	型号描述
AZ651	五位多联安装框

ABB Connect

您的一站式数字化助理



安装使用 ABB Connect app, 您可以随时随地便捷地获得和分享 ABB 电气各种资料与信息；更有在线客服，全天候答疑；贴心高效的一站式数字化助理就在身边。



一站式资料库：产品样本、行业应用、安装指导、选型指南、EPLAN 部件库、视频、证书、报告、CAD 图等海量内容，随时随地零时差满足您的需求！



强大搜索功能：海量内容并不难搜索，多维度高级筛选、A-Z 产品浏览搜索功能等，查找资料很便捷！



轻松微信分享：再大的文件，都可以从 app 直接复制 URL 粘贴到微信里，轻松转发分享！



快速客服应答：在线客服机器人小 E 拥有“百事通”信息库，应对日常问题迅速自如；同时可一键转人工客服，更多“智囊团”及时解答您的问题！

- ABB Connect 可在 Windows 10、iOS 及 Android 设备上使用，工作上推荐使用电脑安装更得心应手。

- 了解更多具体功能及下载 ABB Connect app，请点击以下网页链接：

https://new.abb.com/low-voltage/zh/service/abb-connect?utm_source=doc&utm_medium=doc

同时可以扫二维码了解：



ABB Connect



—
联系我们

www.abb.com.cn

ABB (中国) 客户服务热线

电话 : 800-820-9696 / 400-820-9696

电邮 : contact.center@cn.abb.com



智慧家居



ABB电气官方微信



ABB直通车



ABB Connect
一站式数字化助理



ABB中国客户服务中心