

DRS-F/DRS-F-TF/DRS-F-EF		
<i>en</i>	Installation instructions	Remote Reset DRS-F/DRS-F-TF/DRS-F-EF
<i>fr</i>	Notice de montage	Commande de reset DRS-F/DRS-F-TF/DRS-F-EF
<i>de</i>	Montageanweisung	Fern-Reset DRS-F/DRS-F-TF/DRS-F-EF
<i>es</i>	Instrucciones de montaje	Rearme remoto DRS-F/DRS-F-TF/DRS-F-EF
<i>it</i>	Istruzioni di montaggio	Reset remoto DRS-F/DRS-F-TF/DRS-F-EF
<i>sv</i>	Installation och skötsel	Fjärråterställning DRS-F/DRS-F-TF/DRS-F-EF
<i>cn</i>	安装说明书	远程复位 DRS-F/DRS-F-TF/DRS-F-EF
<i>ru</i>	Инструкция по монтажу	Удаленный сброс DRS-F/DRS-F-TF/DRS-F-EF
<i>ar</i>	إرشادات التثبيت	إعادة تعيين عن بعد DRS-F/DRS-F-TF/DRS-F-EF

Doc.No. 2CDC106081M6802 (c)





ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Eppelheimer Str. 82 69123 Heidelberg Germany http://www.abb.com/lowvoltage	
--	--






<i>ar</i>	تحذير: جهد كهربائي خطراً! راجع تعليمات التشغيل. افصل الكهرباء وقم بتأمينها قبل العمل في هذا الجهاز تنبيه! يجب عدم التركيب إلا من خلال شخص على دراية بمجال التقنية الكهربائية .	<i>lt</i>	Įspėjimas: Pavojinga įtampa! Žr. naudojimo instrukcijas. Atjunkite ir laikinai užblokuokite maitinimą prieš dirbdami su šiuo įrenginiu. Dėmesio! Įrengti gali tik asmuo, turintis elektrotechnikos patirties.
<i>bg</i>	Предупреждение: Опасно напрежение! Вижте инструкциите за работа. Изключете и блокирайте захранването преди да работите с устройството. Внимание! Да се монтира само от експерт електротехник.	<i>lv</i>	Brīdinājums: Bīstams spriegums! Skatiet darba norādījumus. Pirms sākat darbu ar šo ierīci, atvienojiet un bloķējiet strāvas padevi. Uzmanību! Uzstādīšanu drīkst veikt tikai persona ar zināšanām par elektrotehniku.
<i>cs</i>	Varování: Nebezpečné napětí! Viz návod k obsluze. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a uzamkněte napájení. Pozor! Toto zařízení smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou odborností.	<i>nl</i>	Waarschuwing: Gevaarlijke spanning! Raadpleeg de bedieningsinstructies. Koppel dit apparaat los van de stroomvoorziening voordat u werkzaamheden uitvoert. Let op! Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een monteur met elektrotechnische expertise.
<i>da</i>	Advarsel: Farlig elektrisk spænding! Se betjeningsvejledningen. Frakobl enheden, og afbryd strømforsyningen, før du arbejder med denne enhed. Giv agt! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.	<i>no</i>	Advarsel: Farlig spenning! Se i bruksanvisningen. Koble fra og steng av strømmen før du arbeider på denne enheten. Forsiktig! Montering skal kun utføres av kvalifiserte personer med elektrokompentanse.
<i>de</i>	Warnung: Gefährliche Spannung! Siehe Bedienungsanleitung. Vor dem Arbeiten Gerät ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen. Achtung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.	<i>pl</i>	Ostrzeżenie: Niebezpieczne napięcie! Patrz: instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem wykonywania pracy z tym urządzeniem odłącz i zablokuj zasilanie. Uwaga! Montaż może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca doświadczenie elektrotechniczne.
<i>el</i>	Προειδοποίηση: Επικίνδυνη τάση! Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας. Αποσυνδέστε και απομονώστε την παροχή ισχύος προτού ξε κινήσετε τις εργασίες σε αυτήν τη συσκευή. Προσοχή! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.	<i>pt</i>	Aviso: Tensão perigosa! Consulte as instruções de operação. Desconecte e desligue a energia elétrica antes de trabalhar nesse dispositivo. Atenção! A instalação deve ser feita apenas por uma pessoa com especialidade eletrotécnica.
<i>en</i>	Warning: Hazardous voltage! Refer to operating instructions. Disconnect and lock out power before working on this device. Attention! Installation by person with electrotechnical expertise only.	<i>ro</i>	Avertisment: Tensiune electrică periculoasă! Consultați instrucțiunile de utilizare. Deconectați și închideți sursa de energie înainte de a lucra cu acest dispozitiv. Atenție! Instalarea trebuie realizată doar de către o persoană cu expertiză electrotehnică.
<i>es</i>	Advertencia: ¡Tensión peligrosa! Consulte las instrucciones de funcionamiento. Antes de trabajar con este dispositivo, desconecte y bloquee la corriente. ¡Atención! La instalación debe ser realizada únicamente por un técnico electricista.	<i>ru</i>	Внимание: Опасное электрическое напряжение! Обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Отключите питание и обесточьте устройство перед началом работ. Внимание! Установка должна выполняться только специалистом по электротехническим работам.
<i>et</i>	Hoiatus: Elektrilöögi oht! Lisateavet vaadake kasutusjuhendist. Enne selle seadmega töötamist ühendage lahti ja lukustage toide. Tähelepanu! Seadet tohib paigaldada ainult elektrotehnilise kogemusega isik.	<i>sk</i>	Výstraha: Nebezpečné napätie! Pozrite si návod na použitie. Pred začatím prác na tomto zariadení odpojte a zablokujte napájanie. Pozor! Inštaláciu smie vykonávať len osoba s odbornými znalosťami v oblasti elektrotechniky.
<i>fi</i>	Varoitus: Vaarallinen jännite! Katso käyttöohje. Katkaise virta ja estä virran kytkeminen lukituksella ennen töiden aloittamista. Huomio! Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on kokemusta sähkötekniikasta.	<i>sl</i>	Opozorilo: Nevarna napetost! Glejte navodila za uporabo. Pred delom na tej napravi izklopite in zaklenite električno napajanje. Pozor! Namestitev sme izvesti samo elektrotehnični strokovnjak.
<i>fr</i>	Avertissement: Tension dangereuse! Consultez les consignes d'utilisation. Débranchez et verrouillez l'alimentation électrique avant d'entreprendre des travaux sur cet appareil. Attention! L'installation doit être effectuée uniquement par une personne ayant une expertise en électrotechnique.	<i>sv</i>	Varning: Livsfarlig spänning! Se i bruksanvisningen. Frånkoppla och blockera anläggning eller en anläggningsdel innan arbete utförs. Obs! Får endast installeras av behörig elektriker.
<i>hr</i>	Upozorenje: Opasan napon! Pogledajte upute za uporabu. Odspojite i isključite struju prije rada na ovom uređaju. Pažnja! Ugradnja je dopuštena samo osobama stručnim u području elektrotehnike.	<i>tr</i>	Uyarı: Tehlikeli gerilim! Çalışma talimatlarını bakın. Bu cihaz üzerinde çalışmadan önce elektriği kesin ve kilitleyin. Dikkat! Yalnızca elektroteknik uzmanlığı sahip kişiler tarafından kurulabilir.
<i>hu</i>	Figyelmeztetés: Veszélyes feszültség! Lásd a használati utasítást. Válassza le és zárja ki az áramellátást, mielőtt a berendezésen dolgozni kezd. Figyelem! Az üzembe helyezését csak elektrotechnikai szakértelemmel rendelkező személy végezheti el.	<i>zh</i>	警告：高压危险！ 请参见操作手册 操作本设备前请断开并锁定电源。 注意！安装仅限专业电工人员。
<i>it</i>	Attenzione: Tensione pericolosa! Fare riferimento alle istruzioni per l'uso. Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare e isolare tutte le fonti di alimentazione. Attenzione! L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un installatore qualificato.		



2CDCy2xxxF0015

Name	Order Code	Suitable for	Stop Function	Reset Function	AC	DC
DRS-F	1SAX101911R1001...R1004	TF42 – TF96	—	X	X	X
		EF19 – EF1250	—	X	—	X
DRS-F-TF	1SAZ701904R1001...R1004	TF42 – TF96	X	—	—	X
DRS-F-EF	1SAX101911R1011...R1014	EF19 – EF1250	X	—	X	X



Control voltage DRS-F via aux. contact EOL 97/98 only : 240 V AC / DC, 120 V DC via aux. contact TOL 97/98 only : 240 V AC			
	DRS-F / DRS-F-EF	Pmax / W	Imax / A
Direct control	24 ... 30 V AC / DC	231	6.15
	48 ... 60 V AC / DC	240	3.2
	110 ... 127 V AC / DC	182	1.24
	220 ... 240 V AC / DC	147	0.56

	DRS-F-TF	Pmax / W	Imax / A
Direct control	24 ... 30 V DC	97	2.58
	48 ... 60 V DC	93	1.23
	110 ... 127 V DC	87	0.59
	220 ... 240 V DC	72	0.28

DRS-F								
E1 E2	M3 0.8 ... 1.5 Nm 7 ... 13 lb.in	Ø 6 mm	Pozidriv 2	1/2 x 0.75 ... 2.5 mm² 1/2 x AWG 18 ... 14	1/2 x 0.75 ... 2.5 mm² 1/2 x AWG 18 ... 14	1/2 x 0.75 ... 2.5 mm²	1/2 x 0.75 ... 2.5 mm²	9 mm