


Porte-étiquette (660 000)




Le kit est composé :
- d'un porte-étiquette (1)
- de 2 étiquettes 10x10 (2)

1 - INSTALLATION

A Enlever le film de protection des étiquettes




B Positionner chaque étiquette dans les picots de maintien à l'endroit souhaité




C Emboîter en force la glace de protection



D Clipper le porte-étiquette sur le bloc de secours



E S'assurer du parfait clippage dans le logement prévu à cet effet. Le porte-étiquette est à présent correctement installé



2 - MODES DE POSE




Plafond



Drapeau


Platine d'encastement Sans porte-étiquette (660 005)




Le kit est composé :
- d'une platine (1)
- de 2 supports ressort (2)
- de 2 ressorts (3)
- de 2 vis (4)

1 - INSTALLATION

A Effectuer la découpe du faux plafond (22,4 x 12,5 cm)




B Visser les supports ressorts au dos du produit




⚠ Si vous disposez d'un kit sécurité faux plafond, pensez à l'installer (cf schéma au verso)


C Monter les ressorts aux supports




D Clipper la platine sur le produit



E Recourber les ressorts vers l'arrière et emboîter le produit dans le faux plafond. Le bloc est à présent correctement installé



2 - MODES DE POSE




Plafond



Mural


Platine d'encastement Avec porte-étiquette (660 004)




Le kit est composé :
- d'une platine (1)
- de 2 supports ressort (2)
- de 2 ressorts (3)
- de 2 vis (4)
- d'un porte-étiquette (5)
- de 2 étiquettes 10x10 (6)

1 - INSTALLATION

A Effectuer la découpe du faux plafond (22,4 x 12,5 cm)




B Visser les supports ressorts au dos du produit



⚠ Si vous disposez d'un kit sécurité faux plafond, pensez à l'installer (cf schéma au verso)


C Monter les ressorts aux supports




D Enlever le film de protection des étiquettes




E Positionner chaque étiquette dans les picots de maintien à l'endroit souhaité




F Emboîter en force la glace de protection




G Clipper le porte-étiquette sur le bloc de secours



H S'assurer du parfait clippage dans le logement prévu à cet effet. Le porte-étiquette est à présent correctement installé



I Clipper la platine sur le produit



J Recourber les ressorts vers l'arrière et emboîter le produit dans le faux plafond. Le bloc est à présent correctement installé



2 - MODES DE POSE




Plafond



Mural

Kit directionnel


blanc 660 001
gris 660 002
noir 660 003



- Le kit est composé :
- d'une platine (1)
 - d'une collerette de finition (2)
 - de 2 ressort (3)
 - de 2 supports ressort (4)
 - de 2 vis (5)
 - d'un porte-étiquette (6)
 - de 2 étiquettes 10x10 (7)

1 - INSTALLATION


A Effectuer la découpe du faux plafond (22,4 x 12,5 cm)



B Visser les supports ressorts au dos du produit



C Monter les ressorts aux supports




D Enlever le film de protection des étiquettes




E Positionner chaque étiquette dans les picots de maintien à l'endroit souhaité




F Emboîter en force la glace de protection




G Clipper le porte-étiquette sur le bloc de secours




H S'assurer du parfait clippage dans le logement prévu à cet effet. Le porte-étiquette est à présent correctement installé




I Clipper la platine sur le produit




J Recourber les ressorts vers l'arrière et emboîter le produit dans le faux plafond. Le bloc est à présent correctement installé




K Clipper la collerette de finition sur la platine en positionnant les trous des LEDs SATI en face de ces dernières



2 - MODE DE POSE



Plafond
Couleurs disponibles : Blanc




Gris



Noir

Le kit de sécurité faux plafond (652 008)



- Le kit est composé :
- d'un filin de fixation (1)
 - d'un plot de fixation (2)
 - d'une vis (3)

1 - INSTALLATION

⚠ Positionnement du puits de vis différent sur bloc étanche et non étanche

