Auswahltabelle S750 für die Hutschiene

Auslösecharakteristik E

E selektiv

nach DIN VDE 0641-21

25 000





Anzahl der Pole	Bemessungsstrom I_n A	Bestellangaben Typ	Bestellnummer	EAN 4016779	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
S751 / 3 Block, 3 x 1-polig, Sammelschienenabgriff bei L1, L2 und L3						
3 x 1	16	S751 / 3-E16	2CDS781001R4162	660525	1,2	1
3 x 1	20	S751 / 3-E20	2CDS781001R4202	660518	1,2	1
3 x 1	25	S751 / 3-E25	2CDS781001R4252	660501	1,2	1
3 x 1	35	S751 / 3-E35	2CDS781001R4352	660495	1,2	1
3 x 1	40	S751 / 3-E40	2CDS781001R4402	660488	1,2	1
3 x 1	50	S751 / 3-E50	2CDS781001R4502	660471	1,2	1
3 x 1	63	S751 / 3-E63	2CDS781001R4632	660464	1,2	1
S751 1-polig, 3er-Satz, Sammelschienenabgriff bei L1, L2 und L3						
1	16	S751-E16	2CDS781001R3162	663922*	1,2	1 Satz
1	20	S751-E20	2CDS781001R3202	663939*	1,2	1 Satz
1	25	S751-E25	2CDS781001R3252	663946*	1,2	1 Satz
1	35	S751-E35	2CDS781001R3352	663960*	1,2	1 Satz
1	40	S751-E40	2CDS781001R3402	663977*	1,2	1 Satz
1	50	S751-E50	2CDS781001R3502	663984*	1,2	1 Satz
1	63	S751-E63	2CDS781001R3632	663991*	1,2	1 Satz
S751 1-polig, Sammelschienenabgriff bei L1						
1	16	S751-E16 L1	2CDS781001R5162	698078	0,4	1
1	20	S751-E20 L1	2CDS781001R5202	698092	0,4	1
1	25	S751-E25 L1	2CDS781001R5252	698115	0,4	1
1	35	S751-E35 L1	2CDS781001R5352	698139	0,4	1
1	40	S751-E40 L1	2CDS781001R5402	698153	0,4	1
1	50	S751-E50 L1	2CDS781001R5502	698573	0,4	1
1	63	S751-E63 L1	2CDS781001R5632	698597	0,4	1
S751 1-polig, Sammelschienenabgriff bei L2						
1	16	S751-E16 L2	2CDS781001R6162	698627	0,4	1
1	20	S751-E20 L2	2CDS781001R6202	698641	0,4	1
1	25	S751-E25 L2	2CDS781001R6252	698658	0,4	1
1	35	S751-E35 L2	2CDS781001R6352	698672	0,4	1
1	40	S751-E40 L2	2CDS781001R6402	698696	0,4	1
1	50	S751-E50 L2	2CDS781001R6502	698719	0,4	1
1	63	S751-E63 L2	2CDS781001R6632	698733	0,4	1
S751 1-polig, Sammelschienenabgriff bei L3						
1	16	S751-E16 L3	2CDS781001R7162	698757	0,4	1
1	20	S751-E20 L3	2CDS781001R7202	698771	0,4	1
1	25	S751-E25 L3	2CDS781001R7252	698795	0,4	1
1	35	S751-E35 L3	2CDS781001R7352	698818	0,4	1
1	40	S751-E40 L3	2CDS781001R7402	698832	0,4	1
1	50	S751-E50 L3	2CDS781001R7502	698856	0,4	1
1	63	S751-E63 L3	2CDS781001R7632	698870	0,4	1

* EAN der Verpackung

Auswahltabelle Zubehör

S750 und S750DR



SA2

Beschreibung	Bestellangaben Typ	Bestellnummer	EAN 4016779	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Vorhängeschloss					
mit 2 Schlüsseln	SA2	GFJ1101903R0002	587704	0,02	10
ident. Schließung	SA2i	GFJ1109999R0001	969401	0,02	10



S750DR-AUX

Beschreibung	Bestellangaben Typ	Bestellnummer	EAN 4016779	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Hilfsschalter	S750DR-AUX	2CDH700901R0001	941891	0,07	1



S750DR-QA

Beschreibung	Bestellangaben Typ	Bestellnummer	EAN 4016779	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
40 mm Sammelschienen-Adapter	S750DR-QA	2CDH700902R0001	071017	0,142	1