

Zubehör

für Montage und Ersatzmodule für OVR SL-Baureihen



Inhaltsverzeichnis

- Bestellangaben
Montageplatten, -winkel, Ersatzpille, Kabelsatz
- Bestellangaben
für Sockel und Ersatzmodule für OVR SL-Baureihen

01

01
Montage und Ersatzmo-
dule für OVR SL-Baureihen


Bestellangaben

Montageplatten, -winkel, Ersatzpille, Kabelsatz

Beschreibung	Typ	Bestellnummer	VPE St.	Gewicht 1 St. kg
Montageblech für OVR RF				
Montageblech, 53 x 26,3 x 3 mm, 2 x M4-Montagedurchgangsbohrungen in 16,3 mm Abstand, inkl. Schrauben	OVR RF BK1	7TCA085400R0416	1	0,038
90° Montagewinkel, 33 x 26,3 x 3 mm, 20 x 26,3 x 3 mm 2 x M4-Montagedurchgangsbohrungen in 16,3 mm Abstand, 14 mm von der Faltlinie, inkl. Schrauben	OVR RF BK2	7TCA085450R0064	1	0,050
90° Montagewinkel, 50 x 24 x 1,5 mm, 60 x 24 x 1,5 mm, 2 x M5-Montagedurchgangsbohrungen in 40 mm Abstand, inkl. Schrauben	OVR RF BK3	7TCA085400R0412	1	0,100
90° Montagewinkel, 50 x 24 x 1,5 mm, 210 x 24 x 1,5 mm, 2 x M5-Montagedurchgangsbohrungen mit unterschiedlichem Abstand, inkl. Schrauben	OVR RF BK4	7TCA085400R0413	1	0,087
Gasableiter Ersatzpille für OVR RF				
Gasableiter Ersatzpille für OVR RF	OVR RF GDT-4	7TCA085400R0309	1	0,147
Kabelsatz RJ45 für OVR ISDN/RJ45-4/8 oder OVR ISDN/RJ45-8/8				
1 m Leitungen mit RJ45-Anschlüssen	OVR CAT-5E/UTP-1	7TCA085400R0294	1	0,100
2 m Kabelsatz RJ45 2 m Leitungen mit RJ45-Anschlüssen	OVR CAT6/STP-2	7TCA085400R0295	1	0,100

Bestellangaben

für Sockel und Ersatzmodule für OVR SL-Baureihen



Beschreibung	Typ	Bestellnummer	VPE St.	Gewicht 1 St. kg
Ersatz-Sockel (Unterteil) SL-Baureihe				
Socket für Standard-, LED- und 4-20 mA-Module	OVR SL/B	7TCA085400R0320	1	0,050
Socket für Standard-, LED- und 4-20 mA-Module mit isolierter Abschirmung	OVR SL/I/B	7TCA085400R0321	1	0,050
Socket für ATEX Module	OVR SLX/B	7TCA085400R0325	1	0,080
Socket für ATEX Module mit isolierter Abschirmung	OVR SLX/I/B	7TCA085400R0374	1	0,080
Socket für OVR SL 3-Draht	OVR SL 3W/B	7TCA085400R0319	1	0,050
Socket für OVR SL RTD	OVR SL RTD/B	7TCA085400R0318	1	0,050
Socket für OVR RS485	OVR SL RS485/B	7TCA085400R0316	1	0,050
Ersatzmodule SL-Baureihe				
Ersatzmodul 6V, 2-Draht	OVR SL06/M	7TCA085400R0375	1	0,030
Ersatzmodul 15V, 2-Draht	OVR SL15/M	7TCA085400R0376	1	0,030
Ersatzmodul 30V, 2-Draht	OVR SL30/M	7TCA085400R0377	1	0,030
Ersatzmodul 50V, 2-Draht	OVR SL50/M	7TCA085400R0378	1	0,030
Ersatzmodul 110V, 2-Draht	OVR SL110/M	7TCA085400R0379	1	0,030
Ersatzmodul TN, 2-Draht	OVR SLTN/M	7TCA085400R0324	1	0,030
Ersatzmodul 15V, ATEX	OVR SL15X/M	7TCA085400R0380	1	0,030
Ersatzmodul 30V, ATEX, 2-Draht	OVR SL30X/M	7TCA085400R0381	1	0,030
Ersatzmodul RTD, 2-Draht	OVR SLRTD/M	7TCA085400R0322	1	0,030
Ersatzmodul RS485	OVR SL RS485/M	7TCA085400R0317	1	0,030
LED-Ersatzmodule SL-Baureihe				
Ersatzmodul 6V, LED, 2-Draht	OVR SL06L/M	7TCA085400R0399	1	0,030
Ersatzmodul 15V, LED, 2-Draht	OVR SL15L/M	7TCA085400R0411	1	0,030
Ersatzmodul 30V, LED, 2-Draht	OVR SL30L/M	7TCA085400R0400	1	0,030
Ersatzmodul 50V, LED, 2-Draht	OVR SL50L/M	7TCA085400R0401	1	0,030
Ersatzmodul 110V, LED, 2-Draht	OVR SL110L/M	7TCA085400R0402	1	0,030
Ersatzmodul 30V, 4-20mA, LED, 2-Draht	OVR SL30L/4-20/M	7TCA085400R0373	1	0,030
Ersatzmodul, 15V, ATEX, LED, 2-Draht	OVR SL15XL/M	7TCA085400R0404	1	0,030
Ersatzmodul 30V, ATEX, LED, 2-Draht	OVR SL30XL/M	7TCA085400R0403	1	0,030
Ersatzmodul 6V 3-Draht	OVR SL06/3W/M	7TCA085400R0405	1	0,030
Ersatzmodul 15V 3-Draht	OVR SL15/3W/M	7TCA085400R0406	1	0,030
Ersatzmodul 30V 3-Draht	OVR SL30/3W/M	7TCA085400R0407	1	0,030
Ersatzmodul 50V 3-Draht	OVR SL50/3W/M	7TCA085400R0409	1	0,030
Ersatzmodul 110V 3-Draht	OVR SL110/3W/M	7TCA085400R0408	1	0,030