

PRODUKTINFORMATION

DCL-lampputtag

För den nya standarden



Europa har enats om en ny standard för lampputtag DCL (Devices for connection of luminaires), som träder i kraft 2019-04-01. Efter det datumet måste DCL installeras i alla nya elinstallationer. Samtidigt lever den gamla standarden kvar, men i reviderad form.

—
ABB:s lampputtag uppfyller
den nya standarden

Vilken standard ska tillämpas?

- Den gamla standarden SS 428 08 31 är kvar i reviderad form. Den kan tillämpas vid reparationer och underhåll av befintliga elinstallationer
- Den nya standarden EN 61995 gäller för alla nya elinstallationer i hela EU/ESS

Egenskaper för de nya DCL-lampputtagen

- Lätt att montera
- Stickkontakten är helt innanför produkten
- 6 A, 250 V ~, IP 20
- Utrustad för fjäderklämma
- **Stort installationsutrymme (eftersom uttaget är lägre)**
- Fjäderklämmorna gör det möjligt att ansluta till 2,5 mm² gruppledare
- I takdoslocket kan ett extra lampputtag installeras (AKL6) → (kronljus)
- Infälld takdosa och infällt vägglampputtag (Jussi/Impressivo)



Komplett produktsortiment

Takuttag	E-nummer	Typ	Beskrivning	Förpackning
	18 151 37	AKK14	Uttag tak infälld DCL	4/40
	18 151 38	AKK15	Uttag tak utanpåliggande DCL	4/40
Armaturluggen är borttagen ur förpackningen (sedan kvartal 1, 2019).				

Vägguttag	E-nummer	Typ	Beskrivning	Förpackning
	18 151 42	AKK6-84	Vägguttag DCL, 85x85 mm, Impressivo, vit	10/100
	18 151 40	AKK6-81	Vägguttag DCL, 85x85 mm, Impressivo, antracit	10/100
	18 151 41	AKK6-83	Vägguttag DCL, 85x85 mm, Impressivo, aluminium	10/100
	18 151 39	AKK6-214	Vägguttag DCL, 85x85 mm, Jussi	10/100
	18 151 43	AKK7-214	Vägguttag DCL, 100x100 mm, Jussi	5/50
Armaturluggen är borttagen ur förpackningen (sedan kvartal 1, 2019).				

Tillbehör	E-nummer	Typ	Beskrivning	Förpackning
	18 151 44	AKL6	Extra uttag till DCL	5/100
	18 151 45	AKL9	Armaturlugg (stickpropp) DCL	5/100