

Ohjauskalusteet

Tiivistetty Compact valikoima



- Toimiva kokonaisuus yhdellä sähkönumerolla
- Korkea IP-luokitus, jopa IP69K antaa korkean käytettävyyden
- Itsepuhdistuvat koskettimet varmistavat luotettavat kytkennät.

ABB ohjauskalusteet, yksinkertaisesti vaativiin käyttökohteisiin.

ABB:n Compact-sarjasta löydät sopivan ratkaisun yleisimpiin ohjauskalustetarpeisiin. Kalusteessa on kiinteästi yksi tai kaksi kosketinta valintasi mukaan ja toimiva ratkaisu tilataan yhdellä sähkönumerolla. Merkkivaloratkaisuksi suosittelemme laadukkaan kiinteän LED-kalusteen. Tähän esitteeseen olemme valinneet yleisimmin käytössä olevat ratkaisut. Varmistamme tarjonnan nopean saatavuuden paikallisella varastoinnilla ja kartoitamme ohjauskalustetarpeesi henkilökohtaisella käynnillä.

Tasopainike valaisematon, palautuva



Väri	Koskettimet	Kaulus	Tilauskoodi	Snro	Kpl/Pakk.
• Punainen	1S	Musta muovi	CP110R-10	23 127 02	10
• Punainen	1A	Musta muovi	CP110R-01	23 127 16	10
• Punainen	1S + 1A	Musta muovi	CP110R-11	23 127 30	10
• Vihreä	2S	Musta muovi	CP110G-20	23 127 10	10
• Vihreä	1S + 1A	Musta muovi	CP110G-11	23 127 31	10
• Sininen	1S	Musta muovi	CP110L-20	23 127 12	10
• Sininen	1S	Musta muovi	CP110L-11	23 127 33	10
• Musta	1S	Musta muovi	CP110B-11	23 127 35	10
• Musta	2S	Musta muovi	CP110B-20	23 127 14	10
○ Valkoinen	1S	Musta muovi	CP110W-10	23 127 16	10

Valintakytkin valaisematon



Kuvaus	Koskettimet	Kaulus	Tilauskoodi	Snro	Kpl/Pakk.
2- asentoinen valintakytkin, lyhyt väännin					
Palautuva B<- C	1S	Musta muovi	C2SS310B-10	23 128 51	10
Palautumaton B- C	1S + 1A	Musta muovi	C2SS110B-11	23 128 63	10
Palautumaton A- C	1S	Musta muovi	C2SS210B-10	23 128 67	10
Palautumaton A- C	1S + 1A	Musta muovi	C2SS210B-11	23 128 79	10
3-asentoinen valintakytkin, lyhyt väännin					
Palautumaton A- B- C	2A	Musta muovi	C3SS110B-20	23 128 99	10
Palautumaton A- B- C	1S + 1A	Musta muovi	C3SS110B-11	23 129 05	10

Merkkivalokalusteet integroidulla LEDillä



CL2-502R

1SFC151338V0001



CL2-502G

1SFC151339V0001



CL2-502Y

1SFC151340V0001



CL2-502C

1SFC151342V0001

Väri	Luminanssi mcd	Tilauskoodi	Snro	Kpl/pakk
Ohjausjännite 24 V AC/DC				
• Punainen	80	CL2-502R	23 135 07	10
• Vihreä	135	CL2-502G	23 135 09	10
• Keltainen	55	CL2-502Y	23 135 11	10
○ Valkoinen	230	CL2-502C	23 135 15	10
Ohjausjännite 230 V AC/DC				
• Punainen	95	CL2-523R	23 135 53	10
• Vihreä	155	CL2-523G	23 135 54	10
• Keltainen	70	CL2-523Y	23 135 55	10
○ Valkoinen	225	CL2-523C	23 135 57	10

Hätäseispainikkeet



CE4T-10R-02

1SFC151164V0001

Kuvaus	Tilauskoodi	Snro	Kpl/Pakk.
Ø 40 mm			
Kiertämällä vapautuva			
2S	CE4T-10R-02	23 135 40	10
1S + A	CE4T-10R-11	23 135 42	10

Kotelot



MEP2-0

1SFC151272V0001



CEPY1-2001

1SFC151387V0001

Kuvaus	Tilauskoodi	Snro	Kpl/Pakk.
1-paikkainen muovikotelo, keltainen/vaaleanharmaa, kalustettu kiertovapautus 40 mm hätäseispainikkeella, 2 avautuvaa kosketinta.	CEPY1-1001	23 121 81	1
1-paikkainen muovikotelo, keltainen/vaaleanharmaa, kalustettu kiertovapautus 40 mm hätäseispainikkeella, 2 avautuvaa kosketinta, suojakaulus.	CEPY1-2001	23 121 83	1
1-paikkainen tyhjä kotelo, tumman/vaaleanharmaa. M20 ja PG 13.5/PG16.	MEP1-0	23 395 41	1
2-paikkainen tyhjä kotelo, tumman/vaaleanharmaa. M20 ja PG 13.5/PG16. 3-paikkainen tyhjä kotelo, tumman/vaaleanharmaa. M20 ja PG 13.5/PG16.	MEP2-0	23 395 47	1
3-paikkainen tyhjä kotelo, tumman/vaaleanharmaa. M20 ja PG 13.5/PG16.	MEP3-0	23 395 50	1

Kuittauspainikkeet



KPR3-104B

1SFC151222V0001

Kuvaus	Teksti	Tilauskoodi	Snro	Kpl/Pakk.
• Sininen, sis. varsi	R	KPR3-101L	23 122 56	10
○ Valkoinen, sis. varsi	R	KPR3-101W	23 122 57	10
○ Valkoinen	R	KPR1-101W	23 122 54	10
• Musta	RESET	KPR1-104B	23 122 55	10
• Musta	-	KPR2-100B	23 384 81	10

Summerit



CB1-630B

1SFC151160V0001

Väri	Ääni	Nimellisvirta mA	Tilauskoodi	Snro	Kpl/Pakk.
• Musta	Pulssimainen	24VAC/DC	CB1-630B	23 137 19	10
• Musta	Pulssimainen	230 VAC	CB1-633B	23 137 25	10



ABB Oy

Domestic Sales

Puhelin: 010 22 11

abb.com/fi

abb.com/low-voltage/fi