

Dimmer richtig angewendet

DrehdimmerTastdimmer

Technologie			Phasenanschnitt		Phasenanschnitt		LED	Universal	Nebenstelle	1–10 V	Dali	Dali	Phasenabschnitt
													
Typ			2250U	2247U	6513U	6519U	6523U	6591U	6592U	2112U	2117U	2117/11U³)	6565U
Leistung													
min.			60 W	20 VA	40 W/VA	40 W/VA	2 W/VA	60 W/VA	–	Steuerstrom 50 mA DC	bis 64 TLN	bis 64 TLN	40 W/VA
max.			600 W	500 VA	420 W/VA	550 W/VA	100 W/VA	420 W/VA	–	700 W/VA	–	Ausgangsstrom 75 mA	315 W/VA pro Ausgang
Ausgänge max.										4A cos Φ 0.9 oder 3 A cos Φ 0.5			
Lastart													
Glühlampe, 230 V Halogenlampe (ohmsche Last)			X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	X
Gewickelter / konventioneller Transformator (induktive Last)			–	X	–	–	X	X	–	–	–	–	–
Elektronischer Transformator (kapazitive Last)			–	–	X	X	X ¹⁾	X	–	–	–	–	X
LEDi-Lasten (z.B. Philips)			–	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–
1–10 V			–	–	–	–	–	–	–	X	–	–	–
DALI			–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	–
Beleuchtung rot													
Beleuchtungspatrone 230 V (Glimmlampe) E-Nr. 209 980 002			X	X	X	X	X	X	X	–	div. Farben einstellbar	div. Farben einstellbar	–
Nebenstellen			Wechselschalter	Wechselschalter	Wechselschalter	Wechselschalter	Wechselschalter	max. 5 Nebenstellen- dimmer Typ 6592U	–	–	max. 5 Dimmer parallel, daran max. 3 2117/11U	max. 5 Dimmer parallel, daran max. 3 2117/11U	–
E-Nr. Gr. I (B-Apparat)	Weiss	Sidus Classic	548 762 002 348 762 002	548 802 002 348 802 002	548 822 002 348 822 002	548 812 002 348 812 002	548 832 002 348 832 002	548 250 002 348 250 002	548 260 002 348 260 002	548 622 002 348 622 002	548 503 002 348 503 002	548 502 002 348 502 002	548 752 002 –
	Weiss	Sidus Classic	548 766 002 348 766 002	548 806 002 348 806 002	548 826 002 348 826 002	548 816 002 348 816 002	548 836 002 348 836 002	548 256 002 348 256 002	548 266 002 348 266 002	548 626 002 348 626 002	548 536 002 348 563 002	548 562 002 348 562 002	548 759 002 –
weitere Farben		Sidus Classic	 102 Weiss Glanz5. Schwarz			 042 Anthrazit		 932 Alu ³⁾					

¹⁾ nur für LC-Transformatoren empfohlen
²⁾ mit integriertem Netzteil 75 mA
³⁾ in Alu nur als E-Apparat erhältlich