产品认证证书

证书编号：CQC2012010302582759

申请人名称及地址

ABB 新会低压开关有限公司

广东省江门市新会区今古洲工业开发区

制造商名称及地址

ABB 新会低压开关有限公司

广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产企业名称及地址

ABB 新会低压开关有限公司(V005372)

广东省江门市新会区今古洲工业开发区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

OT63□□□, OT80□□□(型号解释详见附件); Uimp:8kV;Ui:750V; OT63:Ith:63A; Ue/Ie: AC-22A:AC415V,AC500V,AC690V/63A; AC-23A:AC415V/63A,AC500V/45A,AC690V/20A; OT80:Ith:80A; Ue/Ie: AC-22A:AC415V,AC500V,AC690V/80A; AC-23A:AC415V/75A,AC500V/58A,AC690V/20A; Icw:1500A/1s; Icm(峰值):2100A; AC-22A,AC-23A; 3P,4P

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 08 月 14 日　　有效期至：2022 年 08 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0346486

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2012010302582759

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co., Ltd.

Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui District, Jiangmen, Guangdong Province, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co., Ltd.

Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui District, Jiangmen, Guangdong Province, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co., Ltd. (V005372)

Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province, P.R.China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Switch-disconnectors

OT63□□□, OT80□□□; Uimp:8kV;Ui:750V; OT63:Ith:63A; Ue/Ie: AC-22A:AC415V,AC500V,AC690V/63A; AC-23A:AC415V/63A,AC500V/45A,AC690V/20A; OT80:Ith:80A; Ue/Ie: AC-22A:AC415V,AC500V,AC690V/80A; AC-23A:AC415V/75A,AC500V/58A,AC690V/20A; Icw:1500A/1s; Icm(Peak Value):2100A, AC-22A,AC-23A; 3P,4P

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.3-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462141-2019 .

Valid from: Aug.14,2020 **Valid until:** Aug.15,2022

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

President: _____

Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

http://www.cqc.com.cn

C 0346486

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2012010302582759　　纸　号：346486

型号的解释:

OT	□	□	□	□
1	2	3	4	5

1、隔离开关：OT

2、AC-22A 的额定电流：63、80

3、安装类型: F（底板和 DIN 导轨安装）、FT（柜门安装）

4、极数：3、4

5、第 4 极位置（只有 4 极开关有此标识）:

N1（表示第 4 极在开关左边）、N2（表示第 4 极在开关右边）

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn