



Watch Dog Den nye generasjonen

BUSCH-JAEGER

Power and productivity
for a better world™ **ABB**

Watch Dog IP44



Busch Watch Dog 220 Professional

Sensorvinkel 220 grader. Skumringsnivå 0,5-1000 lux. Rekkevidde 16 m frontalt og 16 m til hver side. Omgivelsestemperatur -25 til +55. Leveres med fjernkontroll.

El.nr	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Last
14 780 33	Watch Dog 220 med fjernkontroll	6845AGM-204	IP55	16 A



Busch Watch Dog 220 Professional antrasitt

Sensorvinkel 220 grader. Skumringsnivå 0,5-1000 lux. Rekkevidde 16 m frontalt og 16 m til hver side. Omgivelsestemperatur -25 til +55. Leveres med fjernkontroll.

El.nr	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Last
14 780 36	Watch Dog 220 med fjernkontroll	6845AGM-35	IP55	16 A



Busch 220 WaveLine med radiosender

Sensorvinkel 220 grader. Skumringsnivå 0,5-300 lux. Rekkevidde 16 m frontalt og 16 m til hver side. Rekkevidde for signalet inntil 100 meter ved fri sikt. Omgivelsestemperatur -25 til +55.

El.nr	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Last
14 711 00	Watch Dog for batteridrift 4,5V (3x1,5V)	6745AGM-204	IP55	10 A



Busch WaveLine mottaker for innebygging

For montering i en koplingsboks. Flere WaveLine Watch Dog og mottakere kan benyttes.

El.nr	Tekst	Betegnelse	Last
14 711 01	Mottaker for innebygging	6701	10 A



RC-ledd/kondensator for Watch Dog

Kondensator benyttes i forbindelse i nettparallele forbrukere som f.eks. reléer, lysrør, magnetventiler, kontaktorer o.l. Monteres i første armatur, over magnetventilen eller over spole på kontaktor.

El.nr	Tekst	Betegnelse
14 781 00	Kondensator	6899



Fotocelle 16 A, 3600 W

For alle laster. God plass til koblinger.

230 V, 50 Hz, 3600 W/VA, 2 x 2,5 mm², 3 - 500 Lux, 3 - 6 min innkoblingstid.

El.nr	Tekst	Betegnelse	Last
14 780 89	Fotocelle 16 A	2240W-53	16 A

Watch Dog IP20



Busch Standard 180 innfelt 420 W

For glødelamper og elektroniske trafoer. Maks belastning 420 W. Sensorvinkel: 180°. Skumringsnivå: 5 - 1000 lux. Tidsforsinkelse: 10 sek. - 34 min. Rekkevidde: 10 m.

El.nr	Tekst.	Betegnelse	Forpakning
14 780 99	Standard 180°	6804	1/10



Busch Komfort 180 innfelt 10 A - Jussi

For glødelamper og lysrør. Maks belastning 2300 W, 10 A. Sensorvinkel: 180°. Skumringsnivå: 5 - 100 lux. Tidsforsinkelse: 10 sek. - 34 min. Rekkevidde: 10 m.

El.nr	Tekst	Betegnelse	Forpakning
14 780 90	Komfort 180°	6401	1/10



Komfortbryter 300 W

For glødelamper, 230 V halogen og elektroniske trafoer. Maks belastning 300 W. Sensor: 180°, 5 m rett frem, 3 m til hver side. Tidsinnstilling: 1 min - 10 min
Design: Jussi og Impressivo. Montasjehøyde: 0,8 - 1,2 m
For påveggsmontering: Kappe 14 712 58

El.nr	Tekst	Betegnelse	Forpakning
14 780 48	Komfortbryter 300 W	6815	1/10



Komfortbryter 10 A, 2300 W

For glødelamper, 230 V halogen, lysstoffrør og elektroniske trafoer. Maks belastning 10 A. Sensor: 180°, 5 m rett frem, 3 m til hver side. Tidsinnstilling: 1 min - 10 min.
Design: Jussi og Impressivo. Montasjehøyde: 0,8 - 1,2 m
For påveggsmontering: Kappe 14 712 58

El.nr	Tekst	Betegnelse	Forpakning
14 780 50	Komfortbryter 10 A	6816	1/10



Busch Presensmelder 360°

For glødelamper og lysrør. Maks belastning 2300 W, 10 A. Sensorvinkel: 360°. Skumringsnivå: 5 - 1000 lux. Tidsforsinkelse: 10 sek. - 34 min. Rekkevidde: 6 m ved takhøyde 2,5 m.

El.nr	Tekst	Betegnelse	Forpakning
14 780 91	Presensmelder	6813	1/10
14 780 92	Kappe	6885	1/10

Kontakt oss

ABB AS

Automasjonsprodukter

Postboks 154 Vollebekk, 0520 Oslo

Ole Deviks vei 10, 0660 Oslo

Telefon: 03500

Fax : 22 87 25 41

E-post : automasjonsprodukter@no.abb.com

ABB AS

Automasjonsprodukter

Postboks 797 Brakerøya, 3002 Drammen

Jacob Borchsgt. 6, 3012 Drammen

Telefon: 815 20 915

Fax : 32 85 80 10

E-post : automasjonsprodukter@no.abb.com

www.abb.no/automasjonsprodukter

