




产品手册 | 08 2016

接线配线类产品 Elastimold新一代电缆终端及中间接头




品牌介绍

Elastimold是电缆附件行业的创新者，多年来不断地在产品上推陈出新，以满足当地客户的差异性需求。位于美国新泽西州的全球产品研发中心积累了超过半个世纪的产品研发及应用经验，不断的为世界范围内的电力、冶金、石化、轨道交通以及建筑市场带来品质卓越的电力电缆附件及全球领先的技术解决方案。我们竭诚为客户提供安全的、易用的、高价值的产品，协助客户提高电网的可靠性。

美国工厂



美国研发中心实验室



目录

10kV电缆终端及中间接头	4
35kV电缆终端及中间接头	10
冷缩式密封套件及配件	16
工厂ISO证书及检测报告	18
国内业绩清单（部分）	20

10kV电缆终端及中间接头

最高工作电压Um可达17.5kV

Elastimold 新一代冷缩电缆终端专为中国客户开发设计，在结合上一代产品出色的扩张能力、绝缘性能以及应力控制的基础上，继续完善以满足本地客户在附件以及安装习惯上的要求。新一代的冷缩产品更加符合本地客户的需求。



主要技术规范

GB 12706.4-2008
IEC 60502-4: 2010
ANSI/IEEE 48

产品概述（户内及户外终端）


冷缩型电缆终端是一种安装及其简便的中压电缆连接产品，可广泛的用于户内及户外电力系统内。

采用高介电常数应力控制，和终端本体一体化的设计，有效的降低了电缆表面的电应力，且绝缘性能出众。


产品特点

- 性能优越
采用高性能硅橡胶材料，抗电痕及耐腐蚀性极强，绝缘性能优异，抗紫外线老化，适用寿命长；
硅橡胶弹性材料可以紧密贴附电缆本体，和电缆同“呼吸”；
高介电常数应力控制，显著的降低电缆表面的电气应力。
- 安装便利
采用Elastimold独有的冷缩技术，安装时无需特殊培训，无需工具，无需动火；
每套电缆终端独立包装，均配有安装指导说明。
- 适用广泛
覆盖25到630mm²的全部电缆截面范围。

结构特性



电气应力



产品选型表

10kV 冷缩式电缆终端

产品名称 Product Name	规格型号 Type	适用电缆截面mm² Cable Size
10kV 三芯户内终端 10kV Three-Core Indoor Termination	3CR2IT15J1A	25~50
	3CR2IT15J1B	70~120
	3CR2IT15J2S	150~240
	3CR2IT15J4A	300~400
	3CR2IT15J4B	500~630
10kV 三芯户外终端 10kV Three-Core Outdoor Termination	3CR2T15J1A	25~50
	3CR2T15J1B	70~120
	3CR2T15J2S	150~240
	3CR2T15J4A	300~400
	3CR2T15J4B	500~630
10kV 单芯户内终端 10kV Single-Core Indoor Termination	R2IT15M1	25~120
	R2IT15M2	150~240
	R2IT15M4	300~630
10kV 单芯户外终端 10kV Single-Core Outdoor Termination	R2T15M1	25~120
	R2T15M2	150~240
	R2T15M4	300~630

注：
1. 以上产品均不含压接金具（压接端子及中间压接管）；
2. 以上规格以XLPE电缆绝缘外径作为基准；
3. 以上规格没有涵盖的产品请咨询ABB。

10kV电缆终端及中间接头

最高工作电压Um可达17.5kV

Elastimold 新一代预制式中间接头有别于其他公司的热缩或冷缩式产品，一对一的产品设计更加准确地满足客户的需求，并且能在长期使用中发挥出稳定的性能。



满足主要技术规范

GB 12706.4-2008

IEC 60502-4:2010

ANSI/IEEE 404

产品概述（电缆中间接头）

预制式电缆中间接头是一种采用EPDM橡胶作为绝缘外壳的电缆中间连接绝缘产品，可广泛的用于户内及户外电力系统内。

采用和电缆截面一对一的产品设计方式，保证安装及使用过程中和电缆的紧密配合，不随使用时间的增加而改变原有产品特性。

产品特点


- 性能优异可靠

EPDM橡胶材料确保更高绝缘性能；
适配器配合EPDM外壳确保电气应力的优越控制；
预制式设计确保现场100%发挥产品的良好特性；
100%出厂测试。


- 安装快速简便

产品和电缆截面一对一设计，无需产品扩张及恢复；
无需特殊工具，无需动火。

结构特性



电气应力



预制式结构借助电脑精确设计的外形结构和优异的EPDM配方达到了理想的电气应力控制效果，预制式的电气应力控制是Elastimold产品工程师的首创。

产品选型表

10kV 三芯预制式电缆中间接头

产品名称 Product Name	规格型号 Type	适用电缆截面mm ² Cable Size
10kV 三芯预制式中间接头 10kV Three-Core Premold Cable Joint	3C15PCJ1F-35	35
	3C15PCJ1F-50	50
	3C15PCJ1G-70	70
	3C15PCJ1G-95	95
	3C15PCJ1H-120	120
	3C15PCJ1J-150	150
	3C15PCJ1J-185	185
	3C15PCJ1K-240	240
	3C15PCJ1L-300	300
	3C15PCJ1L-400	400

注：
1. 以上产品均不含压接金具（压接端子及中间压接管）；
2. 以上规格以XLPE电缆绝缘外径作为基准；
3. 以上规格没有涵盖的产品请咨询ABB。

10kV电缆终端及中间接头

最高工作电压Um可达17.5kV

Elastimold 新一代冷缩式电缆中间接头有别于其他公司的冷缩式产品，EPDM（三元乙丙橡胶）材质的外壳既有高电气性能的保证，同时又兼顾冷缩式产品的安装便利性，预扩展支撑管再剪去固定带后，会自动弹出，比传统抽拉式支撑管更加方便，也降低了对电缆绝缘的划伤可能性。



满足主要技术规范

GB 12706.4-2008
IEC 60502-4:2010
ANSI/IEEE 404

产品概述（冷缩式电缆中间接头）

冷缩式电缆中间接头是一种采用EPDM橡胶作为绝缘外壳的电缆中间连接绝缘产品，可广泛的用于户内及户外电力系统内。

采用EPDM结合预扩张的产品设计方式，既保证安装的便利，又兼顾产品的长期使用特性，不随使用时间的增加而改变原有产品特性。

产品特点

- **性能优异可靠**
高性能EPDM 材料确保更高电气性能；
精确模制外壳确保电气应力的优越控制；
- **安装快速简便**
预扩展管采用对开式管状塑料支撑管，抽取方便，减少现场安装时间的错误；
- **适用广泛**
覆盖25到630mm²的全部电缆截面范围。

绝缘外壳



收缩后的截面图



产品选型表

10kV 冷缩式电缆中间接头

产品名称 Product Name	规格型号 Type	适用电缆截面mm ² Cable Size
10KV 三芯冷缩式中间接头/ cable joints	3CSFJ115B-3.1	25~50
	3CSFJ215B-3.2	70~120
	3CSFJ315B-3.3	150~240
	3CSFJ315B-3.4	300~400
	3CSFJ415B-3.5	500~630

注：
1. 以上产品均不含压接金具（压接端子及中间压接管）；
2. 以上规格以XLPE电缆绝缘外径作为基准；
3. 以上规格没有涵盖的产品请咨询ABB。

35kV电缆终端及中间接头

最高工作电压Um可达40.5kV

Elastimold 新一代冷缩电缆终端专为中国客户开发设计，在结合上一代产品出色的扩张能力、绝缘性能以及应力控制的基础上，继续完善以满足本地客户在附件以及安装习惯上的要求。新一代的冷缩产品更加符合本地客户的需求。



主要技术规范

GB 12706.4-2008
IEC 60502-4: 2010
ANSI/IEEE 48

产品概述（户内及户外终端）

冷缩型电缆终端是一种安装及其简便的中压电缆连接产品，可广泛的用于户内及户外电力系统内。

采用高介电常数应力控制，和终端本体一体化的设计，有效的降低了电缆表面的电应力，且绝缘性能出众。

产品特点

- 性能优越

采用高性能硅橡胶材料，抗电痕及耐腐蚀性极强，绝缘性能优异，抗紫外线老化，适用寿命长；
硅橡胶弹性材料可以紧密贴附电缆本体，和电缆同“呼吸”；
高介电常数应力控制，显著的降低电缆表面的电气应力。


- 安装便利

采用Elastimold独有的冷缩技术，安装时无需特殊培训，无需工具，无需动火；
每套电缆终端独立包装，均配有安装指导说明。


- 适用广泛

覆盖50到630mm²的全部电缆截面范围。

结构特性



电气应力



产品选型表

35kV 冷缩式电缆终端

产品名称 Product Name	规格型号 Type	适用电缆截面mm ² Cable Size
35kV 单芯电缆终端/ Termination	R2T35M2	50~70
	R2T35M4	95~630
35kV 三芯户外电缆终端/ Termination/Outdoor	3CR2T35J2A	50~70
	3CR2T35J4A	95~185
	3CR2T35J4B	240~400
	3CR2T35J4C	500~630

注：
1. 以上产品均不含压接金具（压接端子及中间压接管）；
2. 以上规格以XLPE电缆绝缘外径作为基准；
3. 以上规格没有涵盖的产品请咨询ABB。

35kV电缆终端及中间接头

最高工作电压Um可达40.5kV

Elastimold 新一代预制式中间接头有别于其他公司的热缩或冷缩式产品，一对一的产品设计更加准确地满足客户的需求，并且能在长期使用中发挥出稳定的性能。



满足主要技术规范

GB 12706.4-2008
IEC 60502-4:2010
ANSI/IEEE 404

产品概述（电缆中间接头）

预制式电缆中间接头是一种采用EPDM橡胶作为绝缘外壳的电缆中间连接绝缘产品，可广泛的用于户内及户外电力系统内。

采用和电缆截面一对一的产品设计方式，保证安装及使用过程中和电缆的紧密配合，不随使用时间的增加而改变原有产品特性。

产品特点


- 性能优异可靠

EPDM橡胶材料确保更高绝缘性能；
适配器配合EPDM外壳确保电气应力的优越控制；
预制式设计确保现场100%发挥产品的良好特性；
100%出厂测试。


- 安装快速简便

产品和电缆截面一对一设计，无需产品扩张及恢复；
无需特殊工具，无需动火。

结构特性



电气应力



预制式结构借助电脑精确设计的外形结构和优异的EPDM配方达到了理想的电气应力控制效果，预制式的电气应力控制是Elastimold产品工程师的首创。

产品选型表

35kV 预制式电缆中间接头

产品名称 Product Name	规格型号 Type	适用电缆截面mm ² Cable Size
35kV 单芯预制式中间接头/ cable joints	1C35PCJ1L-1.1	50~70
	1C35PCJ1M-1.2	95~120
	1C35PCJ1M-1.3	150~185
	1C35PCJ1N-1.4	240~300
	1C35PCJ1P-1.5	400
35kV 三芯预制式中间接头/ cable joints	3C35PCJ1L-50/70	50~70
	3C35PCJ1M-95/120	95~120
	3C35PCJ1M-150/185	150~185
	3C35PCJ1N-240/300	240~300
	3C35PCJ1P-400	400

注：
1. 以上产品均不含压接金具（压接端子及中间压接管）；
2. 以上规格以XLPE电缆绝缘外径作为基准；
3. 以上规格没有涵盖的产品请咨询ABB。

35kV电缆终端及中间接头

最高工作电压Um可达40.5kV

Elastimold 新一代冷缩式电缆中间接头有别于其他公司的冷缩式产品，EPDM（三元乙丙橡胶）材质的外壳既有高电气性能的保证，同时又兼顾冷缩式产品的安装便利性，预扩展支撑管再剪去固定带后，会自动弹出，比传统抽拉式支撑管更加方便，也降低了对电缆绝缘的划伤可能性。



满足主要技术规范

GB 12706.4-2008
IEC 60502-4:2010
ANSI/IEEE 404

产品概述（冷缩式电缆中间接头）

冷缩式电缆中间接头是一种采用EPDM橡胶作为绝缘外壳的电缆中间连接绝缘产品，可广泛的用于户内及户外电力系统内。

采用EPDM结合预扩张的产品设计方式，既保证安装的便利，又兼顾产品的长期使用特性，不随使用时间的增加而改变原有产品特性。

产品特点

- **性能优异可靠**
高性能EPDM材料确保更高电气性能；
精确模制外壳确保电气应力的优越控制；
- **安装快速简便**
预扩展管采用对开式管状塑料支撑管，抽取方便，减少现场安装时间的错误；
- **适用广泛**
覆盖50到400mm²的全部电缆截面范围。

绝缘外壳



收缩后的截面图



产品选型表

35kV 冷缩式电缆中间接头

产品名称 Product Name	规格型号 Type	适用电缆截面mm ² Cable Size
35kV 单芯冷缩式中间接头/ cable joints	1CSFJ435B-1.1	50~95
	1CSFJ435B-1.2	120~185
	1CSFJ435B-1.3	240~400
35kV 三芯冷缩式中间接头/ cable joints	3CSFJ435B-3.1	50~95
	3CSFJ435B-3.2	120~185
	3CSFJ435B-3.3	240~400

注：
1. 以上产品均不含压接金具（压接端子及中间压接管）；
2. 以上规格以XLPE电缆绝缘外径作为基准；
3. 以上规格没有涵盖的产品请咨询ABB。

冷缩式密封套件及配件

优质的冷缩密封套件可供客户用于三芯电缆施工中的电缆恢复作业以及其他需要的场合，同时也提供冷缩三叉手套及冷缩密封管以供电缆施工作业的消耗品。



产品选型表

10kV 冷缩配件

产品名称 Product name	规格型号 type	适用电缆截面mm² cable size	包装单位 Unit
10kV 冷缩三芯电缆密封套件	3CRTS1	25~50	套
	3CRTS2	70~120	套
	3CRTS3	150~240	套
	3CRTS4	300~400	套
	3CRTS5	500~630	套
10kV 冷缩电缆三叉手套	BRT1	25~50	箱（6只）
	BRT2	70~120	箱（6只）
	BRT3	150~240	箱（6只）
	BRT4	300~400	箱（6只）
	BRT5	500~630	箱（6只）
10kV 冷缩密封管	STP1	25~50	箱（9根）
	STP2	70~120	箱（9根）
	STP3	150~240	箱（9根）
	STP4	300~400	箱（9根）
	STP5	400~630	箱（9根）

产品选型表


35kV 冷缩附件

产品名称 Product Name	规格型号 Type	适用电缆截面mm ² Cable Size	包装单位 Unit
35kV 冷缩密封管/ Sealing Tube	35STP1	50~70	箱（9根）
	35STP2	95~185	箱（9根）
	35STP3	240~400	箱（9根）
	35STP4	500~630	箱（9根）
35kV 三叉手套/ Breakout Boots	35BRT1	50~70	箱（6只）
	35BRT2	95~185	箱（6只）
	35BRT3	240~400	箱（6只）
	35BRT4	500~630	箱（6只）

注：
1. 以上产品均不含压接金具（压接端子及中间压接管）；
2. 以上规格以XLPE电缆绝缘外径作为基准；
3. 以上规格没有涵盖的产品请咨询ABB。

工厂ISO证书及检测报告

工厂ISO证书



通贝 ISO 证书



户内终端检测报告



户外终端检测报告

中间接头检测报告

[illegible]

国内业绩清单（部分）

- 上海电力公司
- 北京电力公司
- 浙江杭州电力公司
- 江苏南京电力公司
- 江苏扬州电力公司
- 福建厦门电力公司
- 福建福州电力公司
- 广东广州电力公司
- 四川成都电力公司
- 重庆电力公司
- 山东东营电力公司
- 山东济宁电力公司
- 新疆乌鲁木齐电力公司
- 内蒙古呼和浩特电力公司
- 吉林电力公司
- 辽宁大连电力公司
- 四川风电场
- 福建风电场
- 广州白云国际机场

备注

备注

最新最全的产品信息和技术资料 在这里……

<http://new.abb.com/low-voltage/zh>

如何下载和使用电子版样本资料？

请登录 www.abb.com.cn，在“产品和系统”中选择“低压产品及系统”，进入ABB“电气产品及系统”首页，点击“常用资料及工具”栏目的第一项“最新电子版样本资料”，即可查看和下载最新的各种样本资料。

友情提示：使用pdf阅读器的 Bookmarks (书签)功能，可帮助您快速浏览样本中各章节的标题，并通过点击相应章节标题进入到相关页面进行快速查找或阅读您所需要的内容。



如何快速查找各种ABB电气产品？

在ABB“电气产品及系统”首页，点击“产品”栏目第一项“产品速查”可查看到我们的所有产品系列。



在每个产品系列页面，您还可以查看到每个型号产品的技术细节，其中包括外形尺寸，认证及技术参数等。



如何及时获取帮助？

除了直接联系我们的销售人员外，您还可以登录到我们的官方微信或浏览我们的网页，使用“在线客服”功能获取及时帮助。



联系我们

Contact us

ABB (中国) 有限公司

北京总部：
中国北京市 100015
朝阳区酒仙桥路 10 号
恒通广厦
电话：(010) 8456 6688
传真：(010) 8456 9907

哈尔滨分公司：
中国黑龙江省哈尔滨市 150090
南岗区长江路 99-9 号
辰能大厦 14 层
电话：(0451) 5556 2228 / 2229
传真：(0451) 5556 2295

石家庄分公司：
中国河北省石家庄市 050000
建华南大街 215 号
万达写字楼 C 座 1408 室
电话：(0331) 8666 1508
传真：(0331) 8666 1509

淄博分公司：
中国山东省淄博市 255039
柳泉路 107 号
国贸大厦 1908 室
电话：(0533) 3190 560
传真：(0533) 3190 570

无锡分公司：
中国江苏省无锡市 214023
永和路 6 号
君来广场 1105 单元
电话：(0510) 8279 1133
传真：(0510) 8275 1236

扬州分公司：
中国江苏省扬州市 225012
江阳西路
峰创国际大厦 A 座 1020 单元
电话：(0514) 8205 1010
传真：(0514) 8205 0606

重庆分公司：
中国重庆北部新区 401121
星光大道 62 号
海王星科技大厦 A 座 6 楼
电话：(023) 6282 6688
传真：(023) 6280 5369

南昌分公司：
中国江西省南昌市 330038
红谷滩新区绿茵路 129 号
联发广场写字楼 28 层 2804-2806 室
电话：(0791) 8630 4927
传真：(0791) 8630 4982

中山分公司：
中国广东省中山市 528403
东区博爱五路 21 号
大东裕商业大厦 608 单元
电话：(0760) 8888 3646
传真：(0760) 8888 3646

北京 ABB 低压电器有限公司

中国北京市 100176
北京经济技术开发区
康定街 17 号
电话：(010) 5808 5000
传真：(010) 5808 5288

<http://www.abb.com.cn>

ABB (中国) 客户服务热线

电话：800-820-9696 / 400-820-9696
电邮：cn-ep-hotline@abb.com

天津分公司：
中国天津市 300020
和平区南马路 11 号
麦购国际大厦 2516 室
电话：(022) 5860 2660
传真：(022) 5860 2620

呼和浩特分公司：
中国内蒙古自治区呼和浩特市 010020
回民区中山西路 1 号
海亮广场 A 座 2708 室
电话：(0471) 3819 933
传真：(0471) 5903 121

唐山分公司：
中国河北省唐山市 063020
高新技术开发区建设北路 101 号
高科总部大厦 805 室
电话：(0315) 5068 085
传真：(0315) 5068 080

济宁分公司：
中国山东省济宁市 272000
洸河路 123 号
兴唐大厦 15 楼 1513 室
电话：(0537) 699 5122
传真：(0537) 699 5121

武汉分公司：
中国湖北省武汉市 430060
武昌区积玉桥临江大道 96 号
武汉万达中心写字楼 21 楼
电话：(027) 8839 5888
传真：(027) 8839 5999

上海分公司：
中国上海市 200023
蒙自路 763 号
丰盛创建大厦 5 楼
电话：(021) 2328 8888
传真：(021) 2328 8500

贵阳分公司：
中国贵州省贵阳市 550022
观山湖区金阳南路 6 号
世纪金源购物中心 5 号楼 10 楼
电话：(0851) 221 5890
传真：(0851) 221 5900

深圳分公司：
中国深圳市 518031
福田区华富路 1018 号
中航中心 1504A
电话：(0755) 8831 3088
传真：(0755) 8831 3033

福州分公司：
中国福建省福州市 350028
仓山区
万达广场 A1 座 706-709 室
电话：(0591) 8785 8224
传真：(0591) 8781 4889

ABB 新会低压开关有限公司

中国广东省江门市 529100
新会区三和大道北 9 号
电话：(0750) 6322 200
传真：(0750) 6677 526

大连分公司：
中国辽宁省大连市 116011
西岗区中山路 147 号
森茂大厦 18 楼
电话：(0411) 3989 3355
传真：(0411) 3989 3359

西安分公司：
中国陕西省西安市 710021
经济技术开发区
文景路中段 158 号三层
电话：(029) 8575 8288
传真：(029) 8575 8299

青岛分公司：
中国山东省青岛市 266071
香港中路 12 号
丰合广场 B 区 401 室
电话：(0532) 8502 6396
传真：(0532) 8502 6395

郑州分公司：
中国河南省郑州市 450007
中原中路 220 号
裕达国际贸易中心 A 座 1006 室
电话：(0371) 6771 3588
传真：(0371) 6771 3873

南京分公司：
中国江苏省南京市 210005
洪武北路 55 号
置地广场 11 楼
电话：(025) 8664 5645
传真：(025) 8664 5338

杭州分公司：
中国浙江省杭州市 310020
江干区钱江路 1366 号
华润大厦 A 座 8 楼 802-805 单元
电话：(0571) 8790 1355
传真：(0571) 8790 1151

昆明分公司：
中国云南省昆明市 650032
崇仁街 1 号
东方首座 24 楼 2404 室
电话：(0871) 6315 8188
传真：(0871) 6315 8186

广州分公司：
中国广东省广州市 510623
珠江新城珠江西路 15 号
珠江城大厦 29 楼 01-06A 单元
电话：(020) 3785 0688
传真：(020) 3785 0608

厦门分公司：
中国福建省厦门市 361008
吕岭路软件园二期
望海路 23 号 601 室
电话：(0592) 2959 000
传真：(0592) 5625 072

厦门 ABB 低压电器设备有限公司

中国福建省厦门市 361006
火炬高科技产业开发区
创新 3 路 12-20 号
电话：(0592) 6038 118
传真：(0592) 6038 110

沈阳分公司：
中国辽宁省沈阳市 110001
和平区南京北街 206 号
沈阳假日大厦城市广场二座 3-166 室
电话：(024) 3132 6688
传真：(024) 3132 6699

兰州分公司：
中国甘肃省兰州市 730030
城关区张掖路 87 号
中广大厦 23 楼
电话：(0931) 8186 799
传真：(0931) 8186 755

济南分公司：
中国山东省济南市 250011
泉城路 17 号
华能大厦 6 楼 8601 室
电话：(0531) 8609 2726
传真：(0531) 8609 2724

太原分公司：
中国山西省太原市 030002
府西街 69 号
山西国际贸易中心西塔楼 10 层 1009A 号
电话：(0351) 8689 292
传真：(0351) 8689 200

苏州分公司：
中国江苏省苏州市 215123
苏州工业园区翠微街 9 号
月亮湾国际中心 15 楼 1501 室
电话：(0512) 8888 1588
传真：(0512) 8888 1599

温州分公司：
中国浙江省温州市 325000
温州市经济技术开发区上江路
新世纪商务大厦 A 幢 901-1 室
电话：(0577) 8890 5655
传真：(0577) 8891 5573

南宁分公司：
中国广西壮族自治区南宁市 530021
金湖路 59 号
地王国际商会中心 27 楼 E-F 单元
电话：(0771) 2368 316
传真：(0771) 2368 308

东莞分公司：
中国广东省东莞市 523009
体育路 2 号
鸿禧中心 B 座 11 楼 13# 单元
电话：(0769) 2280 6366
传真：(0769) 2280 6367

ABB (Hong Kong) Ltd.

香港九龙大角咀深旺道 3 号
嘉运大厦南座 7 楼 703-4 室
电话：(852) 2929 3838
传真：(852) 2929 3505

厦门 ABB 振威电器设备有限公司

中国福建省厦门市 361008
吕岭路软件园二期
望海路 23 号
电话：(0592) 5747 980
传真：(0592) 5625 072

长春分公司：
中国吉林省长春市 130022
亚泰大街 3218 号
通钢国际大厦 A 座 A4 层 A401 室
电话：(0431) 8862 0866
传真：(0431) 8862 0899

乌鲁木齐分公司：
中国乌鲁木齐市 830002
中山路 86 号
中泉广场 6 楼 B 座
电话：(0991) 2834 455
传真：(0991) 2818 240

烟台分公司：
中国山东省烟台市 264000
芝罘区海港路 25 号
阳光壹佰 A 座 2316 室
电话：(0535) 2127 288
传真：(0535) 2127 299

长沙分公司：
中国湖南省长沙市 410005
黄兴中路 88 号
平和堂商务楼 12B01
电话：(0731) 8268 3088
传真：(0731) 8444 5519

宁波分公司：
中国浙江省宁波市 315000
灵桥路 2 号
南苑饭店 6 楼 616 室
电话：(0574) 8717 3251
传真：(0574) 8731 8179

成都分公司：
中国四川省成都市 610041
人民南路四段 3 号
来福士广场 T1 塔 8 楼
电话：(028) 8526 8800
传真：(028) 8526 8900

合肥分公司：
中国安徽省合肥市 230022
潜山路 320 号
新华国际广场 A 座 12A
电话：(0551) 6519 6166
传真：(0551) 6519 6160

佛山分公司：
中国广东省佛山市 528000
南海区桂城简平路 1 号
天安数码城 4 栋 607
电话：(0757) 8513 2060
传真：(0757) 8513 2060-609

1SX7700031C2001 Rev B 08-2016
SH-JS 5000



ABB 电气产品官方微信



ABB 电气产品官方微信



ABB 天津官方旗舰店



ABB 阿里巴巴官方旗舰店



ABB 电气产品官方微信

Power and productivity
for a better world™



样本所载述的产品资料以实物为准。
若有变更恕不另行通知，ABB (中国)
有限公司拥有最终解释权。