

—

09

SMISSLINE TP

SMISSLINE TP

Inhalt

SMISSLINE TP Innenausbau mit CombiLine N

125 A Innenausbau mit CombiLine N	9/3
250 A Innenausbau mit CombiLine N	9/4

Systemteile

Kabelgitterrinnen, Hutprofilschienen und Haltewinkel	9/5
Abdeckungshalter, Feldverbinder und Erhöhungsrahmen	9/6
Kunststoffabdeckung horizontal	9/7
Kunststoffabdeckung vertikal	9/8

Planungshilfe

Zuordnung der CombiLine N Module sowie Startpaket und Stecksockel in Einzelteilen	9/9
---	-----



Hier finden Sie das
System SMISSLINE TP
auf unserer Website.

SMISSLINE TP

125 A Innenausbau mit CombiLine N für horizontalen oder vertikalen Geräteeinbau



MC203HS




MC303HS

- SMISSLINE TP Module für den horizontalen Aufbau
- Ausbau mit Hutprofilschienen 35 x 15 mm
- Hutprofilschienenabstand 150 mm
- Hutprofilschienen ab 3-feldbreit mit zusätzlicher Stabilisierungsschiene
- Wichtig: Das SMISSLINE TP Sammelschienensystem kann nicht von Modul zu Modul durchverbunden werden
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Höhe	Breite		Stecksockel-länge			Ab Schrank-tiefe			Bausatz unmontiert			vormontiert, im Schrank eingebaut		
RE	mm	FB	mm	PLE	EDF ¹¹	WR ¹²	mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
2	300	2	500	2 x 22	●	●	215	1	MBC202HS	2CPX042155R9999	115,00	MC202HS	2CPX042132R9999	126,00
	300	3	750	2 x 36	●	●	215	1	MBC302HS	2CPX042156R9999	163,00	MC302HS	2CPX042133R9999	176,00
3	450	2	500	3 x 22	●	●	215	1	MBC203HS	2CPX042157R9999	165,00	MC203HS	2CPX042134R9999	177,00
	450	3	750	3 x 36	●	●	215	1	MBC303HS	2CPX042158R9999	234,00	MC303HS	2CPX042135R9999	255,00
4	600	2	500	4 x 22	●	●	215	1	MBC204HS	2CPX042159R9999	222,00	MC204HS	2CPX042136R9999	242,00
	600	3	750	4 x 36	●	●	215	1	MBC304HS	2CPX042160R9999	304,00	MC304HS	2CPX042137R9999	327,00
5	750	2	500	5 x 22	●	●	215	1	MBC205HS	2CPX042161R9999	242,00	MC205HS	2CPX042138R9999	258,00
	750	3	750	5 x 36	●	●	215	1	MBC305HS	2CPX042162R9999	329,00	MC305HS	2CPX042139R9999	364,00

> Planungshilfe für Stecksockel – SMISSLINE TP, Module für den horizontalen Aufbau, siehe ab Seite 9/13



MC203VS



MC305VS

- SMISSLINE TP Module für den vertikalen Aufbau
- Ausbau mit Hutprofilschienen 35 x 15 mm
- Die hinteren Hutprofilschienen sind vorgesehen für Standard N (N Trennklemmen) und PE Klemmen
- Mit Kabelgitterrinne zur Befestigung
- Die Hutprofilschienen und Kabelgitterrinnen sind modultief ausgeführt
- Wichtig: Vertikale Module können nicht direkt an Mitteltragschienen und Quer-Profilschienen montiert werden
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

3	450	1	250	1 x 22	●	●	275	1	MBC103VS	2CPX042163R9999	169,00	MC103VS	2CPX042140R9999	182,00
	450	2	500	2 x 22	●	●	275	1	MBC203VS	2CPX042164R9999	224,00	MC203VS	2CPX042141R9999	246,00
4	600	1	250	1 x 30	●	●	275	1	MBC104VS	2CPX042165R9999	201,00	MC104VS	2CPX042142R9999	217,00
	600	2	500	2 x 30	●	●	275	1	MBC204VS	2CPX042166R9999	261,00	MC204VS	2CPX042143R9999	286,00
	600	3	750	2 x 30	●	●	275	1	MBC304VS	2CPX042169R9999	294,00	MC304VS	2CPX042913R9999	350,00
5	750	1	250	1 x 38	●	●	275	1	MBC105VS	2CPX042167R9999	218,00	MC105VS	2CPX042144R9999	240,00
	750	2	500	2 x 38	●	●	275	1	MBC205VS	2CPX042168R9999	284,00	MC205VS	2CPX042145R9999	304,00
	750	3	750	2 x 38	●	●	275	1	MBC305VS	2CPX042911R9999	346,00	MC305VS	2CPX042910R9999	371,00

¹¹ Ausbau auf EDF-Montagegerüst ¹² Ausbau auf WR-Montagegerüst

> Planungshilfe für Stecksockel – SMISSLINE TP, Module für den vertikalen Aufbau, siehe ab Seite 9/9

SMISLINE TP Power Bar

250 A Innenausbau mit CombiLine N für horizontalen oder vertikalen Geräteeinbau



MC203HP



MC303HP

- SMISLINE TP Module für den horizontalen Aufbau
- Ausbau mit Hutprofilschienen 35 x 15 mm
- Hutprofilschienenabstand 150 mm
- Hutprofilschienen ab 3-feldbreit mit zusätzlicher Stabilisierungsschiene
- **Wichtig:** Das SMISLINE TP Sammelschienensystem kann nicht von Modul zu Modul durchverbunden werden
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Höhe	Breite		Steck-sockellänge			Ab Schrank-tiefe		Stück	Bausatz unmontiert			vormontiert, im Schrank eingebaut		
									Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
2	300	2	500	2 x 22	●	●	215	1	MBC202HP	2CPX043360R9999	115,00	MC202HP	2CPX043340R9999	126,00
	300	3	750	2 x 36	●	●	215	1	MBC302HP	2CPX043361R9999	163,00	MC302HP	2CPX043341R9999	176,00
3	450	2	500	3 x 22	●	●	215	1	MBC203HP	2CPX043362R9999	165,00	MC203HP	2CPX043342R9999	177,00
	450	3	750	3 x 36	●	●	215	1	MBC303HP	2CPX043363R9999	234,00	MC303HP	2CPX043343R9999	255,00
4	600	2	500	4 x 22	●	●	215	1	MBC204HP	2CPX043364R9999	222,00	MC204HP	2CPX043344R9999	242,00
	600	3	750	4 x 36	●	●	215	1	MBC304HP	2CPX043365R9999	304,00	MC304HP	2CPX043345R9999	327,00
5	750	2	500	5 x 22	●	●	215	1	MBC205HP	2CPX043366R9999	242,00	MC205HP	2CPX043346R9999	258,00
	750	3	750	5 x 36	●	●	215	1	MBC305HP	2CPX043367R9999	329,00	MC305HP	2CPX043347R9999	364,00

> Planungshilfe für Stecksockel – SMISLINE TP, Module für den horizontalen Aufbau, siehe ab Seite 9/13



MC203VP



MC305VP

- SMISLINE TP Power Bar 250 A Module für den vertikalen Aufbau
- Ausbau mit Hutprofilschienen 35 x 15 mm
- Die hinteren Hutprofilschienen sind vorgesehen für Standard N (N Trennklemmen) und PE Klemmen
- Mit Kabelgitterrinne zur Leitungsbefestigung
- Die Hutprofilschienen und Kabelgitterrinnen sind modultüchtig ausgeführt
- Wichtig: Vertikale Module können nicht direkt an Mitteltragschienen und Quer-Profilschienen montiert werden
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden


3	450	2	500	2 x 22	●	●	275	1	MBC203VP	2CPX043369R9999	234,00	MC203VP	2CPX043349R9999	255,00
4	600	2	500	2 x 30	●	●	275	1	MBC204VP	2CPX043371R9999	275,00	MC204VP	2CPX043351R9999	298,00
	600	3	750	2 x 30	●	●	275	1	MBC304VP	2CPX043376R9999	340,00	MC304VP	2CPX043374R9999	367,00
5	750	2	500	2 x 38	●	●	275	1	MBC205VP	2CPX043373R9999	295,00	MC205VP	2CPX043353R9999	316,00
	750	3	750	2 x 38	●	●	275	1	MBC305VP	2CPX043377R9999	359,00	MC305VP	2CPX043375R9999	385,00

*1 Ausbau auf EDF-Montagegerüst *2 Ausbau auf WR-Montagegerüst

> Planungshilfe für Stecksockel – SMISLINE TP, Module für den vertikalen Aufbau, siehe ab Seite 9/9

SMISSLINE TP

Kabelgitterrinnen, Hutprofilschienen und Haltewinkel

Artikel	Verwendung für ...			Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 ZW430	Kabelgitterrinnen						
	Breite 100 mm						
	Länge						
	450 mm	M(B)C103VS	1	ZW430	2CPX042170R9999	21,40	
	600 mm	M(B)C104VS	1	ZW431	2CPX042171R9999	26,00	
	750 mm	M(B)C105VS	1	ZW432	2CPX042172R9999	35,50	
	Breite 200 mm						
	Länge						
	450 mm	M(B)C203VS	1	ZW436	2CPX042176R9999	25,00	
	600 mm	M(B)C204VS	1	ZW437	2CPX042177R9999	30,30	
 ZW436	750 mm	M(B)C205VS	1	ZW438	2CPX042178R9999	41,70	
	3000 mm	-	1	ZW460	2CPX073256R9999	119,00	
	Breite 300 mm						
	Länge						
 ZW470	3000 mm	-	1	ZW470	2CPX073257R9999	144,00	
 ZW257	Montagebügel für Kabelrinnen						
	System SMISSLINE TP 125 A						
	Für Schranktiefe ab 275 mm						
	1-feldbreit	M(B)C1...VS	1	ZW257	2CPX042182R9999	11,20	
	2-feldbreit	M(B)C2...VS	1	ZW258	2CPX042183R9999	19,10	
 ZW359	3-feldbreit	M(B)C3...VS	1	ZW359	2CPX042912R9999	52,50	
 ED73	Hutprofilschienen vertikal						
	Für Modulhöhe						
	450 mm	M(B)C...03VS	1	ED73	2CPX042184R9999	6,55	
	600 mm	M(B)C...04VS	1	ED74	2CPX042185R9999	7,00	
 ED52	750 mm	M(B)C...05VS	1	ED75	2CPX042186R9999	8,00	
	Hutprofilschienen horizontal						
	2-feldbreit	M(B)C2...HS	1	ED52	2CPX039252R9999	6,90	
 ZX399	3-feldbreit	M(B)C3...HS	1	ED53	2CPX039253R9999	8,25	
	Haltewinkel						
 ZW590	Für Hutprofilschienen horizontal, 1 Satz links/rechts	M(B)C...HS	1	ZX399	2CPX062669R9999	15,25	
 ZW592	Montagebügel für Kabelrinnen						
	Power Bar 250 A						
	Für Schranktiefe ab 275 mm						
	1-feldbreit	M(B)C1...VP	1	ZW590	2CPX042922R9999	15,50	
	2-feldbreit	M(B)C2...VP	1	ZW591	2CPX042923R9999	23,20	
3-feldbreit	M(B)C3...VP	1	ZW592	2CPX042924R9999	52,50		


SMISSLINE TP

Abdeckungshalter, Feldverbinder und Erhöhungsrahmen

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 ED137P4	Abdeckungshalter 45 mm hoch, wird benötigt zum Ändern der Abdeckungshöhe, beim Einbau von Fremdgeräteadaptern in der Abdeckungshöhe, beim Einbau von vertikalen Modulen	4	ED137P4	2CPX062600R9999	11,60
		40	ED137P40	2CPX062601R9999	97,00
 ED138P4	52,5 mm hoch	4	ED138P4	2CPX062630R9999	11,40
		12	ED138P12	2CPX062602R9999	31,80
		40	ED138P40	2CPX062603R9999	97,00
		1600	ED138P1600	2CPX062702R9999	3859,00
 ED135P4	Distanzstück Zur Verlängerung des Abdeckungshalters um 25 mm	4	ED135P4	2CPX062610R9999	8,45
 ED50P12	90 Grad-Druck-Drehverschluss	12	ED50P12	2CPX062337R9999	13,85
 ED30P2	Feldverbinder Für beliebige Kombination von Kombifelern bis max. Bauhöhe 5 (9RE)	2	ED30P2	2CPX062302R9999	24,50
 ED213	Erhöhungsrahmen für Abdeckungen Wird benötigt zum Ändern der Abdeckungshöhe beim Einbau von Fremdgeräteadaptern in vertikalen Modulen				
	Außenmaße (H x B)				
	450 x 250 mm	1	ED213	2CPX062783R9999	110,00
	600 x 250 mm	1	ED214	2CPX062784R9999	117,00
	750 x 250 mm	1	ED215	2CPX062785R9999	142,00
	450 x 500 mm	1	ED223	2CPX062788R9999	127,00
	600 x 500 mm	1	ED224	2CPX062789R9999	136,00
	750 x 500 mm	1	ED225	2CPX062790R9999	165,00
	450 x 750 mm	1	ED233	2CPX062793R9999	167,00
	600 x 750 mm	1	ED234	2CPX062794R9999	176,00
	750 x 750 mm	1	ED235	2CPX062795R9999	194,00

SMISSLINE TP

Kunststoffabdeckungen horizontal

Artikel	Außenmaße (H x B) in mm	Verwendung für ...	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 AS22H	Kunststoffabdeckung horizontal					
	Mit Geräteschlitz, 2-feldbreit					
	300 x 500	M(B)C202HS	1	AS22H	2CPX062764R9999	62,00
	450 x 500	M(B)C203HS	1	AS23H	2CPX062765R9999	83,00
	600 x 500	M(B)C204HS	1	AS24H	2CPX062766R9999	102,00
 AS32H	750 x 500	M(B)C205HS	1	AS25H	2CPX062767R9999	114,00
	Mit Geräteschlitz, 3-feldbreit					
	300 x 750	M(B)C302HS	1	AS32H	2CPX062768R9999	102,00
	450 x 750	M(B)C303HS	1	AS33H	2CPX062769R9999	147,00
	600 x 750	M(B)C304HS	1	AS34H	2CPX062770R9999	179,00
	750 x 750	M(B)C305HS	1	AS35H	2CPX062771R9999	203,00


SMISSLINE TP

Kunststoffabdeckungen vertikal

Artikel	Außenmaße (H x B) in mm	Verwendung für ...	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 AS13V	Kunststoffabdeckung vertikal					
	Mit Geräteschlitz, 1-feldbreit					
	450 x 250	M(B)C103VS	1	AS13V	2CPX062772R9999	59,00
	600 x 250	M(B)C104VS	1	AS14V	2CPX062773R9999	73,00
 AS23V	750 x 250	M(B)C105VS	1	AS15V	2CPX062774R9999	78,00
	Mit Geräteschlitz, 2-feldbrei					
	450 x 500	M(B)C203VS	1	AS23V	2CPX062775R9999	91,50
	600 x 500	M(B)C204VS	1	AS24V	2CPX062776R9999	112,00
 AS35V	750 x 500	M(B)C205VS	1	AS25V	2CPX062777R9999	130,00
	Mit Geräteschlitz, 3-feldbreit					
	750 x 750	M(B)C305VS	1	AS35V	2CPX062796R9999	161,00

SMISSLINE TP

Zuordnung der CombiLine N Module bei 125 A Innenausbau



Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm	Module für Schränke ab Schranktiefe 275 mm		Raster- einheiten	Stecksockel- länge
Kombi-Sets Type	CombiLine montiert	CombiLine Bausatz	RE	PLE
1 x ED103VS	1 x MC103VS	1 x MBC103VS	3 RE	22 PLE
1 x ED104VS	1 x MC104VS	1 x MBC104VS	4 RE	30 PLE
1 x ED105VS	1 x MC105VS	1 x MBC105VS	5 RE	38 PLE
2 x ED103VS	2 x MC103VS	2 x MBC103VS	6 RE	46 PLE
3 x ED103VS	3 x MC103VS	3 x MBC103VS	9 RE	72 PLE

Hinweise zur Planung

Bei Einspeisungen, die zwischen den Abdeckungen montiert werden, sind niedere Einspeiseblöcke ZLS228 oder ZLS229 zu verwenden.

Vertikale Module können nicht an Mitteltragschienen und Quer-Profilschienen montiert werden.

SMISSLINE TP

Startpaket und Stecksockel in Einzelteilen für den 125 A Innenausbau






Stecksockel Startpaket			Stecksockel in Einzelteilen			
Stück	Type	Artikel-Nr.	Stück	Teilung	Type	Art-Nr.
1	ZLS905E22-3L	2CCA183102R0001	2	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			1	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			1	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
1	ZLS905E22-3LN*	2CCA183103R0001	3/4*	-	ZLS201E22 (Cu-Schiene)	2CCF800169R0001
1	ZLS905E30-3L	2CCA183110R0001	3	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			1	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			1	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
1	ZLS905E30-3LN*	2CCA183111R0001	3/4*	-	ZLS201E38 (Cu-Schiene)	2CCF800173R0001
1	ZLS905E38-3L	2CCA183118R0001	4	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			1	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			1	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
1	ZLS905E38-3LN*	2CCA183119R0001	3/4*	-	ZLS201E46 (Cu-Schiene)	2CCF800177R0001
1	ZLS905E46-3L	2CCA183126R0001	5	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			1	6	ZLS906	2CCA183035R0001
1	ZLS905E46-3LN*	2CCA183127R0001	1	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
1	ZLS905E72-3L	2CCA183152R0001	9	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			1	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
1	ZLS905E72-3LN*	2CCA183153R0001	3/4*	-	ZLS201E72 (Cu-Schiene)	2CCF800190R0001

* Bei Version mit N (4-polig)

Hinweise zur Planung
Weitere Startpakete mit AB-Schiene auf Anfrage.

SMISSLINE TP

Zuordnung der CombiLine N Module bei 125 A Innenausbau

Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm		Module für Schränke ab Schranktiefe 275 mm		Raster- einheiten	Stecksockel- länge
Kombi-Sets Type		CombiLine montiert	CombiLine Bausatz	RE	PLE
450 mm  600 mm  750 mm  450 mm 450 mm  450 mm 450 mm 450 mm 	1 x ED203VS	1 x MC203VS	1 x MBC203VS	3 RE	2 x 22 PLE
	1 x ED204VS	1 x MC204VS 1 x MC304VS	1 x MBC204VS	4 RE	2 x 30 PLE
	1 x ED205VS	1 x MC205VS 1 x MC305VS	1 x MBC205VS 1 x MBC305VS	5 RE	2 x 38 PLE
	2 x ED203VS	2 x MC203VS	2 x MBC203VS	6 RE	2 x 46 PLE
	3 x ED203VS	3 x MC203VS	3 x MBC203VS	9 RE	2 x 72 PLE

Hinweise zur Planung

Bei Einspeisungen, die zwischen den Abdeckungen montiert werden,
sind niedere Einspeiseblöcke ZLS228 oder ZLS229 zu verwenden.

Vertikale Module können nicht an Mitteltragschienen
und Quer-Profilschienen montiert werden.

SMISSLINE TP

Startpaket und Stecksocket in Einzelteilen für den 125 A Innenausbau

Stecksocket Startpaket			Stecksocket in Einzelteilen			
Stück	Type	Artikel-Nr.	Stück	Teilung	Type	Art-Nr.
2	ZLS905E22-3L	2CCA183102R0001	4	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			2	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			2	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
2	ZLS905E22-3LN*	2CCA183103R0001	6/8*	-	ZLS201E22 (Cu-Schiene)	2CCF800165R0001
2	ZLS905E30-3L	2CCA183110R0001	6	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			2	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			2	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
2	ZLS905E30-3LN*	2CCA183111R0001	6/8*	-	ZLS201E30 (Cu-Schiene)	2CCF800169R0001
2	ZLS905E38-3L	2CCA183118R0001	8	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			2	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			2	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
2	ZLS905E38-3LN*	2CCA183119R0001	6/8*	-	ZLS201E38 (Cu-Schiene)	2CCF800173R0001
2	ZLS905E46-3L	2CCA183126R0001	10	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			2	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			2	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
2	ZLS905E46-3LN*	2CCA183127R0001	6/8*	-	ZLS201E46 (Cu-Schiene)	2CCF800177R0001
2	ZLS905E72-3L	2CCA183152R0001	18	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			2	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
2	ZLS905E72-3LN*	2CCA183153R0001	6/8*	-	ZLS201E72 (Cu-Schiene)	2CCF800190R0001


* Bei Version mit N (4-polig)

Hinweise zur Planung

Weitere Startpakete mit AB-Schiene auf Anfrage.

SMISSLINE TP

Zuordnung der CombiLine N Module bei 125 A Innenausbau



Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm	Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm		Raster- einheiten	Stecksockel- länge
Kombi-Sets Type	CombiLine montiert	CombiLine Bausatz	RE	PLE
–	1 x MC202HS	1 x MBC202HS	2 RE	2 x 22 PLE
1 x ED203HS	1 x MC203HS	1 x MBC203HS	3 RE	3 x 22 PLE
1 x ED204HS	1 x MC204HS	1 x MBC204HS	4 RE	4 x 22 PLE
1 x ED205HS	1 x MC205HS	1 x MBC205HS	5 RE	5 x 22 PLE
–	1 x MC302HS	1 x MBC302HS	2 RE	2 x 36 PLE
1 x ED303HS	1 x MC3032HS	1 x MBC303HS	3 RE	3 x 36 PLE
1 x ED304HS	1 x MC304HS	1 x MBC304HS	4 RE	4 x 36 PLE
1 x ED305HS	1 x MC305HS	1 x MBC305HS	5 RE	5 x 36 PLE

Hinweis zur Planung

Bei 3-feldbreiten Modulen ist der Einspeiseblock als Mitteneinspeisung unter dem Steg vorgesehen.

SMISSLINE TP

Startpaket und Stecksockel in Einzelteilen für den 125 A Innenausbau

Stecksockel Startpaket			Stecksockel in Einzelteilen			
Stück	Type	Artikel-Nr.	Stück	Teilung	Type	Art-Nr.
2	ZLS905E22-3L	2CCA183102R0001	4	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			2	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			2	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
2	ZLS905E22-3LN*	2CCA183103R0001	6/8*	-	ZLS201E22 (Cu-Schiene)	2CCF800165R0001
3	ZLS905E22-3L	2CCA183102R0001	6	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			3	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			3	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
3	ZLS905E22-3LN*	2CCA183103R0001	9/12*	-	ZLS201E22 (Cu-Schiene)	2CCF800165R0001
4	ZLS905E22-3L	2CCA183102R0001	8	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			4	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			4	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
4	ZLS905E22-3LN*	2CCA183103R0001	12/16*	-	ZLS201E22 (Cu-Schiene)	2CCF800165R0001
5	ZLS905E22-3L	2CCA183102R0001	10	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			5	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			5	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
5	ZLS905E22-3LN*	2CCA183103R0001	15/20*	-	ZLS201E22 (Cu-Schiene)	2CCF800165R0001
2	ZLS905E36-3L	2CCA183116R0001	6	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			4	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			2	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
2	ZLS905E36-3LN*	2CCA183117R0001	6/8*	-	ZLS201E36 (Cu-Schiene)	2CCF800172R0001
3	ZLS905E36-3L	2CCA183116R000	9	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			6	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			3	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
3	ZLS905E36-3LN*	2CCA183117R0001	9/12*	-	ZLS201E36 (Cu-Schiene)	2CCF800172R0001
4	ZLS905E36-3L	2CCA183116R000	12	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			8	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			4	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
4	ZLS905E36-3LN*	2CCA183117R0001	12/16*	-	ZLS201E36 (Cu-Schiene)	2CCF800172R0001
5	ZLS905E36-3L	2CCA183116R000	15	8	ZLS908	2CCA183030R0001
			10	6	ZLS906	2CCA183035R0001
			5	-	ZLS920 (Endstück)	2CCA183017R0001
5	ZLS905E36-3LN*	2CCA183117R0001	15/20*	-	ZLS201E36 (Cu-Schiene)	2CCF800172R0001






* Bei Version mit N (4-polig)

Hinweise zur Planung

Weitere Startpakete mit AB-Schiene auf Anfrage.

SMISSLINE TP Power Bar

Zuordnung der CombiLine N Module bei 250 A Innenausbau

Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm		Module für Schränke ab Schranktiefe 275 mm		Raster- einheiten	Stecksockel- länge
Kombi-Sets Type		CombiLine montiert	CombiLine Bausatz	RE	PLE
450 mm  600 mm  750 mm  450 mm 450 mm  450 mm 450 mm 450 mm 	1 x ED203VS	1 x MC203VS	1 x MBC203VS	3 RE	2 x 22 PLE
	1 x ED204VS	1 x MC204VS 1 x MC304VS	1 x MBC204VS	4 RE	2 x 30 PLE
	1 x ED205VS	1 x MC205VS 1 x MC305VS	1 x MBC205VS 1 x MBC305VS	5 RE	2 x 38 PLE
	2 x ED203VS	2 x MC203VS	2 x MBC203VS	6 RE	2 x 46 PLE
	3 x ED203VS	3 x MC203VS	3 x MBC203VS	9 RE	2 x 72 PLE

Hinweise zur Planung

Bei Einspeisungen, die zwischen den Abdeckungen montiert werden, sind niedere Einspeiseblöcke ZLS228 oder ZLS229 zu verwenden.

Vertikale Module können nicht an Mitteltragschienen und Quer-Profilschienen montiert werden.

SMISSLINE TP Power Bar

Startpaket und Stecksocket in Einzelteilen für den 250 A Innenausbau

Stecksocket Startpaket			Stecksocket in Einzelteilen			
Stück	Type	Artikel-Nr.	Stück	Teilung	Type	Art-Nr.
	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
2	ZLSP950E30-3L	2CCF212200A0001	6	8	ZLSP908	2CCF212052A0001
			2	6	ZLSP906	2CCF212053A0001
			2	-	ZLSP920	2CCF212082A0001 Sockel
2	ZLS905E30-3LN*	2CCF212300A0001	6/8*	-	ZLSP1250E30	2CCF212100M0030
2	ZLSP950E38-3L	2CCF212204A0001	8	8	ZLSP908	2CCF212052A0001
			2	6	ZLSP906	2CCF212053A0001
			2	-	ZLSP920	2CCF212082A0001 Sockel
2	ZLSP950E38-3LN*	2CCF212304A0001	6/8*	-	ZLSP1250E38	2CCF212100M0038
2	ZLSP950E46-3L	2CCF212208A0001	10	8	ZLSP908	2CCF212052A0001
			2	6	ZLSP906	2CCF212053A0001
			2	-	ZLSP920	2CCF212082A0001 Sockel
2	ZLSP950E46-3LN*	2CCF212308A0001	6/8*	-	ZLSP1250E46	2CCF212100M0046
2	ZLSP950E72-3L	2CCF212221A0001	18	8	ZLSP908	2CCF212052A0001
			2	-	ZLSP906	2CCF212053A0001
2	ZLSP950E72-3LN*	2CCF212321A0001	6/8*	-	ZLSP920	2CCF212082A0001 Sockel
				-	ZLSP1250E72	2CCF212100M0072


* Bei Version mit N (4-polig)

Hinweise zur Planung

Weitere Startpakete mit AB-Schiene auf Anfrage.

SMISSLINE TP Power Bar

Zuordnung der CombiLine N Module bei 250 A Innenausbau



Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm	Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm		Raster- einheiten	Stecksockel- länge
	CombiLine montiert	CombiLine Bausatz	RE	PLE
Kombi-Sets Type				
–	1 x MC302HS	1 x MBC302HS	2 RE	2 x 36 PLE
1 x ED303HS	1 x MC3032HS	1 x MBC303HS	3 RE	3 x 36 PLE
1 x ED304HS	1 x MC304HS	1 x MBC304HS	4 RE	4 x 36 PLE
1 x ED305HS	1 x MC305HS	1 x MBC305HS	5 RE	5 x 36 PLE

Hinweis zur Planung

Bei 3-feldbreiten Modulen ist der Einspeiseblock als Mitteneinspeisung unter dem Steg vorgesehen.

SMISSLINE TP Power Bar

Startpaket und Stecksockel in Einzelteilen für den 250 A Innenausbau

Stecksockel Startpaket			Stecksockel in Einzelteilen			
Stück	Type	Artikel-Nr.	Stück	Teilung	Type	Art-Nr.
2	ZLSP950E36-3L	2CCF212203A0001	6	8	ZLSP908	2CCF212052A0001
			4	6	ZLSP906	2CCF212053A0001
			2	-	ZLSP920	2CCF212082A0001 Sockel
2	ZLSP950E36-3LN*	2CCF212303A0001	6/8*	-	ZLSP1250E36	2CCF212100M0036
3	ZLSP950E36-3L	2CCF212203A0001	9	8	ZLSP908	2CCF212052A0001
			6	6	ZLSP906	2CCF212053A0001
			3	-	ZLSP920	2CCF212082A0001 Sockel
3	ZLS905E36-3LN*	2CCF212303A0001	9/12*	-	ZLSP1250E36	2CCF212100M0036
4	ZLSP950E36-3L	2CCF212203A0001	12	8	ZLSP908	2CCF212052A0001
			8	6	ZLSP906	2CCF212053A0001
			4	-	ZLSP920	2CCF212082A0001 Sockel
4	ZLSP950E36-3LN*	2CCF212303A0001	12/16*	-	ZLSP1250E36	2CCF212100M0036
5	ZLSP950E36-3L	2CCF212203A0001	15	8	ZLSP908	2CCF212052A0001
			10	6	ZLSP906	2CCF212053A0001
			5	-	ZLSP920	2CCF212082A0001 Sockel
5	ZLSP950E36-3LN*	2CCF212303A0001	15/20*	-	ZLSP1250E36	2CCF212100M0036

* Bei Version mit N (4-polig)

Hinweise zur Planung

Weitere Startpakete mit AB-Schiene auf Anfrage.