

—

10

Sammelschienensysteme

Sammelschienensysteme

Inhalt

Sammelschienenhalter

Sammelschienenhalter mit 40 mm Mittenabstand	10/3
Sammelschienenhalter mit 60 mm Mittenabstand	10/4
Sammelschienenhalter für N/PE und Stützisolatoren	10/5
Sammelschienenhalter mit 60, 100 und 185 mm Mittenabstand	10/6
Sammelschienenhalter mit 60, 80 und 100 mm Mittenabstand sowie Zubehör	10/7
Anschlussklemmen für Cu-Schienen	10/8
Cu-Schienen als Meterware	10/9



Hier finden Sie die
Sammelschienensysteme
auf unserer Website.

Sammelschienensysteme

Sammelschienenhalter mit 40 mm Mittenabstand

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 ZX2BP2	Sammelschienenhalter				
	5-polig Für Cu 12 x 5 und 2 x 12 x 5 mm (2 x 12 x 5 mm durch Ausbrechen) Schnellmontage der Schienen durch einrastbares Oberteil	2	ZX2BP2	2CPX062582R9999	23,40
 ZX95P2	5-polig Sammelschienenmittenabstand 40 mm Für Cu-Schienen 12 x 5 mm und 12 x 10 mm (durch Ausbrechen)	2	ZX95P2	2CPX062638R9999	37,30
 ZB5	5-polig Sammelschienenmittenabstand 40 mm Für Cu-Schienen 12 x 5 mm, 12 x 10 mm, 20 x 5 mm	1	ZB5	2CPX038459R9999	18,15
		10	ZB5P10	2CPX062556R9999	153,00
Endabdeckung					
 ZX172	Für Sammelschienenhalter ZX146/ZB5	1	ZX172	2CPX060232R9999	13,75
		10	ZX172P10	2CPX062724R9999	122,00
 ED111B	Zum Aufrasten auf überstehnde Cu-Schienen Für Cu-Schienen 12 x 5 mm und 12 x 10 mm Sammelschienenmittenabstand 40 mm, 5-polig Sammelschienenmittenabstand 60 mm, 3-polig	1	ED111B	2CPX039322R9999	5,95
 ZB19	Abdeckprofil zum Aufrasten Für Cu-Schienen 12 x 5 mm und 12 x 10 mm Länge 1m	1	ZB19	2CPX038187R9999	10,30
		10	ZB19P10	2CPX062709R9999	89,00

> Technische Daten der Sammelschienenhalter siehe Technisches Handbuch

Sammelschienensysteme

Sammelschienenhalter mit 60 mm Mittenabstand

Artikel	Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 ZX146	Sammelschienenhalter				
	3-polig Sammelschienenmittenabstand 60 mm Für Cu-Schienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mm	1 10	ZX146 ZX146P10	2CPX044010R9999 2CPX062718R9999	25,80 246,00
 ZX151	3-polig Sammelschienenmittenabstand 60 mm Für Cu-Schienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mm	1 10	ZX151 ZX151P10	2CPX044006R9999 2CPX062721R9999	39,40 382,00
	1-polig Sammelschienenmittenabstand 60 mm Für Cu-Schienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mm Zum Anreihen an ZX146	1 10	ZX147 ZX147P10	2CPX044011R9999 2CPX062719R9999	13,80 125,00
 ZX158	Endabdeckung Für Sammelschienenhalter ZX151	1 10	ZX158 ZX158P10	2CPX060208R9999 2CPX062723R9999	15,65 142,00
	Für Sammelschienenhalter ZX146/ZB5	1 10	ZX172 ZX172P10	2CPX060232R9999 2CPX062724R9999	13,75 122,00
 ZX172					
	N/PE Sammelschienenhalter Sammelschienenmittenabstand 60 mm Für Cu-Schienen 12 x 5 mm bis 30 x 5 mm, 12 x 10 mm bis 20 x 10 mm Zum Anreihen an ZX151	1 10	ZX157 ZX157P10	2CPX044009R9999 2CPX062722R9999	20,70 197,00
ZX157					

> Technische Daten der Sammelschienenhalter siehe Technisches Handbuch

Sammelschienensysteme

Sammelschienenhalter für N/PE und Stützisolatoren

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 ZX518	N/PE Sammelschienenhalter				
	Für Cu-Schienen 12 x 5 mm, 20 x 5 mm, 30 x 5 mm	1 10	ZX518 ZX518P10	2CPX067805R9999 2CPX062551R9999	8,95 69,00
 ZX149	Für Cu-Schienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mm	1 10	ZX149 ZX149P10	2CPX044019R9999 2CPX062720R9999	22,00 207,00
 ZX563	Für Cu-Schienen 30 x 10 mm bis 60 x 10 mm	1 10	ZX563 ZX563P10	2CPX068735R9999 2CPX068736R9999	14,60 121,00
 ZX561	Für Cu-Schienen 80 x 10 mm bis 100 x 10 mm	1 10	ZX561 ZX561P10	2CPX068732R9999 2CPX068733R9999	18,40 157,00
 ZX519	Endabdeckung Für Sammelschienenhalter ZX518	1 10	ZX519 ZX519P10	2CPX062687R9999 2CPX062686R9999	5,40 44,90
 ZX50	Stützisolatoren mit Schlüsselfläche				
	Durchmesser x Länge 30 x 30 mm, Gewinde beidseitig: M6 Schlüsselweite: 30 mm	1 20	ZX50 ZX50P20	2CPX039050R9999 2CPX062725R9999	11,20 204,00
	30 x 30 mm, Gewinde beidseitig: M8 Schlüsselweite: 30 mm	1 20	ZX51 ZX51P20	2CPX039051R9999 2CPX062726R9999	11,40 207,00
	40 x 40 mm, Gewinde beidseitig: M10 Schlüsselweite: 40 mm	1 20	ZX52 ZX52P20	2CPX039052R9999 2CPX062560R9999	16,40 289,00
	50 x 60 mm, Gewinde beidseitig: M12 Schlüsselweite: 50 mm	1 20	ZX53 ZX53P20	2CPX039053R9999 2CPX062559R9999	25,60 471,00
	40 x 50 mm, Gewinde einseitig: M12 Gewindebolzen einseitig: M12 x 65 mm	1 20	ZX54 ZX54P20	2CPX039054R9999 2CPX062727R9999	30,90 598,00

> Technische Daten der Sammelschienenhalter siehe Technisches Handbuch

Sammelschienensysteme

Sammelschienenhalter mit 60, 100 und 185 mm Mittenabstand

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 ZX520	Sammelschienenhalter				
	3-polig Sammelschienenmittenabstand 60 mm/100 mm Für Cu-Schienen 30 x 10 mm bis 60 x 10 mm	1 10	ZX520 ZX520P10	2CPX067861R9999 2CPX062552R9999	35,60 343,00
 ZX522	3-polig Sammelschienenmittenabstand 100 mm/185 mm Für Cu-Schienen 30 x 10 mm bis 100 x 10 mm	1 10	ZX522 ZX522P10	2CPX067909R9999 2CPX062553R9999	42,00 411,00
 ZX152	3-polig Sammelschienenmittenabstand 100 mm Für Cu-Schienen 30 x 10 mm bis 60 x 10 mm	1	ZX152	2CPX044007R9999	74,00
 ZX153	3-polig Sammelschienenmittenabstand 100 mm/185 mm Für Cu-Schienen 30 x 10 mm bis 100 x 10 mm	1	ZX153	2CPX044008R9999	75,50
 ZX36	Cu-Distanzrolle				
	Durchmesser x Länge 20 x 11 mm, Innendurchmesser 8,5 mm Übertragungsquerschnitt 257 mm²	1 10	ZX36 ZX36P10	2CPX060210R9999 2CPX062131R9999	6,65 57,50
	20 x 22 mm, Innendurchmesser 8,5 mm Übertragungsquerschnitt 257 mm²	1 10	ZX37 ZX37P10	2CPX060211R9999 2CPX062132R9999	9,10 79,00
	20 x 33 mm, Innendurchmesser 8,5 mm Übertragungsquerschnitt 257 mm²	1 10	ZX38 ZX38P10	2CPX060212R9999 2CPX062133R9999	13,65 123,00
	30 x 11 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 620 mm²	1 10	ZX39 ZX39P10	2CPX060213R9999 2CPX062134R9999	13,75 125,00
	30 x 22 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 620 mm²	1 10	ZX40 ZX40P10	2CPX060214R9999 2CPX062135R9999	16,40 150,00
	30 x 33 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 620 mm²	1 10	ZX41 ZX41P10	2CPX060215R9999 2CPX062136R9999	18,35 171,00
	40 x 11 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 1170 mm²	1 10	ZX42 ZX42P10	2CPX060216R9999 2CPX062137R9999	30,50 290,00
	40 x 22 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 1170 mm²	1 10	ZX43 ZX43P10	2CPX060217R9999 2CPX062138R9999	31,50 300,00
	40 x 33 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 1170 mm²	1 10	ZX44 ZX44P10	2CPX060218R9999 2CPX062139R9999	35,70 347,00

> Technische Daten der Sammelschienenhalter siehe Technisches Handbuch

Sammelschienensysteme

Sammelschienenhalter mit 60, 80 und 100 mm Mittenabstand sowie Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 ZX150	Sammelschienenhalter 3-polig Sammelschienenmittenabstand 60 mm/80 mm/100 mm Für Cu-Schienen 30 x 5 mm, 20 x 10 mm bis 40 x 10 mm	1	ZX150	2CPX044016R9999	76,50
 ZX192	Distanzrollen aus Hartpapier Zubehör für ZX150, hochkant angeordnet Pro Sammelschienenhalter werden vier Distanzrollen benötigt. Bei Einbau von 30 x 5 mm Cu-Schienen werden keine Distanzrollen benötigt.				
	Durchmesser x Länge 17 x 4 mm, Innendurchmesser 7 mm Für Cu-Schiene 20 x 10 mm	1 10	ZX192 ZX192P10	2CPX044028R9999 2CPX062117R9999	2,10 16,95
	17 x 14 mm, Innendurchmesser 7 mm Für Cu-Schiene 30 x 10 mm	1 10	ZX193 ZX193P10	2CPX044029R9999 2CPX062118R9999	2,55 21,50
	17 x 24 mm, Innendurchmesser 7 mm Für Cu-Schiene 40 x 10 mm	1 10	ZX194 ZX194P10	2CPX044030R9999 2CPX062119R9999	3,00 24,90
 ZX39	Distanzrollen aus Kupfer Durchmesser x Länge 30 x 11 mm, Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 620 mm²	1 10	ZX39 ZX39P10	2CPX060213R9999 2CPX062134R9999	13,75 125,00
	30 x 22 mm Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 620 mm²	1 10	ZX40 ZX40P10	2CPX060214R9999 2CPX062135R9999	16,40 150,00
	30 x 33 mm Innendurchmesser 10,5 mm Übertragungsquerschnitt 620 mm²	1 10	ZX41 ZX41P10	2CPX060215R9999 2CPX062136R9999	18,35 171,00
 ZX197	Hakenkopfschraube Für 2 x 10 mm Cu-Schienen parallel				
	M10 x 50 Für Cu-Schienen 30 mm	1 10	ZX197 ZX197P10	2CPX060242R9999 2CPX062120R9999	11,20 99,00
	M10 x 60 Für Cu-Schienen 40 mm	1 10	ZX198 ZX198P10	2CPX060243R9999 2CPX062121R9999	11,70 103,00
 XAB10	Anschlussbügel für Kabelschuhe Für 2 x 10 mm Cu-Schienen parallel	1 10	XAB10 XAB10P10	2CPX044229R9999 2CPX062100R9999	9,20 79,50
 ZX285P10	Unterlegscheibe verzinkt (DIN 125) Für Ø 10 mm	10	ZX285P10	2CPX062533R9999	6,15
 ZX290P10	Federring verzinkt Für Ø 10 mm	10	ZX290P10	2CPX062536R9999	7,00
 ZX295P10	Mutter verzinkt (DIN 934) Für Ø 10 mm	10	ZX295P10	2CPX062539R9999	7,45

> Technische Daten der Sammelschienenhalter siehe Technisches Handbuch

Sammelschienensysteme

Anschlussklemmen für Cu-Schienen

Artikel		Cu-Schienen Abmessung in mm	Anschluss- Querschnitt in mm²	Stück	Type	Artikelnummer	EUR				
Anschlussklemmen											
 ZK79	 ZK81	5	1,5 - 16	1	ZK79	2CPX064879R9999	4,15				
				4	ZK79P4	2CPX062421R9999	13,30				
				5	ZK79P5	2CPX062631R9999	16,80				
				50	ZK79P50	2CPX062429R9999	146,00				
 ZK150	 ZK178	5	4 - 35	1	ZK81	2CPX064881R9999	5,40				
				4	ZK81P4	2CPX062422R9999	18,25				
				5	ZK81P5	2CPX062632R9999	21,80				
				50	ZK81P50	2CPX062431R9999	194,00				
 ZK87	 ZK157	5	2,5 - 50	1	ZK150	2CPX064860R9999	6,45				
				4	ZK150P4	2CPX062427R9999	23,70				
				5	ZK150P5	2CPX062633R9999	27,90				
				50	ZK150P50	2CPX062432R9999	273,00				
 ZK154	 ZK156	5	16 - 70	1	ZK178	2CPX064978R9999	7,80				
				50	ZK178P50	2CPX062622R9999	348,00				
				5	16 - 120	1	ZK157	2CPX064867R9999	14,15		
						50	ZK157P50	2CPX062437R9999	632,00		
 ZK83		10	1,5 - 16	1	ZK87	2CPX064887R9999	8,95				
				4	ZK87P4	2CPX062424R9999	30,40				
				50	ZK87P50	2CPX062430R9999	373,00				
				10	16 - 70	1	ZK156	2CPX064866R9999	8,70		
50	ZK156P50	2CPX062438R9999	363,00								
		10	16 - 120	1	ZK154	2CPX064864R9999	13,55				
				50	ZK154P50	2CPX062435R9999	602,00				
						12 x 5	16 - 95	1	ZK83	2CPX064883R9999	9,75
								12 x 10	16 - 70	4	ZK83P4
5	ZK83P5	2CPX062655R9999	43,40								
50	ZK83P50	2CPX062433R9999	419,00								
Mit Einlegeteil zur Montage von vorne											
Rahmenklemmen zum Aufschieben auf Cu-Schienen		12 x 5	16 - 150	4	ZK891P4	2CPX062626R9999	105,00				
 ZK891P4	 ZK86	12 x 10	16 - 150	1	ZK86	2CPX064886R9999	35,20				
		12 x 5	35 - 185	20	ZK86P20	2CPX062434R9999	682,00				
		12 x 10	35 - 120	20	ZK86P20	2CPX062434R9999	682,00				
		Aufsatzklemme Zur Befestigung auf der Cu-Schiene									
 ZK302		5/10	10 - 95	1	ZK302	2CPX062645R9999	26,00				
				20	ZK302P20	2CPX062648R9999	488,00				
				5/10	16 - 150	1	ZK303	2CPX062646R9999	32,40		
						20	ZK303P20	2CPX062649R9999	632,00		
		5/10	35 - 240	1	ZK304	2CPX062647R9999	51,50				
				20	ZK304P20	2CPX062650R9999	1054,00				
Phasenschienenanschlussklemme Für Anschluss mit Isolierkappe											
 ZK75			25	1	ZK75	2CPX038220R9999	5,05				

> Technische Daten der Anschlussklemmen siehe Technisches Handbuch

Sammelschienensysteme

Cu-Schienen als Meterware

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
 ZX101	Bemessungsstrom (I_n)				
	250 A Cu Schiene 12 x 5 mm, mit Rastnase Beim Einsatz von ZX2P2 und ZX95P2				
	Für 1 FB, 250 mm	1	ZX101B	2CPX039115R9999	11,00
	Für 2 FB, 500 mm	1	ZX102B	2CPX039116R9999	21,70
	Für 3 FB, 750 mm	1	ZX103B	2CPX039117R9999	28,60
 ZX400	250 A Cu Schiene 12 x 5 mm				
	Länge 1 m	1	ZX400	2CPX061400R9999	52,50
	Länge 2 m	1	ZX401	2CPX061401R9999	89,50
	Länge 3 m	1	ZX402	2CPX061402R9999	126,00
	Länge 4 m	1	ZX350	2CPX061350R9999	173,00
 ZX406	320 A Cu Schiene 20 x 5 mm				
	Länge 1 m	1	ZX406	2CPX061406R9999	82,50
	Länge 2 m	1	ZX407	2CPX061407R9999	134,00
	Länge 3 m	1	ZX408	2CPX061408R9999	200,00
	Länge 4 m	1	ZX351	2CPX061351R9999	261,00
 ZX403	360 A Cu Schiene 12 x 10 mm				
	Länge 1 m	1	ZX403	2CPX061403R9999	99,00
	Länge 2 m	1	ZX404	2CPX061404R9999	175,00
	Länge 3 m	1	ZX405	2CPX061405R9999	250,00
	Länge 4 m	1	ZX354	2CPX061354R9999	320,00
 ZX365	390 A Cu Schiene 25 x 5 mm				
	Länge 1 m	1	ZX365	2CPX061365R9999	102,00
	Länge 2 m	1	ZX366	2CPX061366R9999	180,00
	Länge 3 m	1	ZX367	2CPX061367R9999	269,00
	Länge 4 m	1	ZX352	2CPX061352R9999	346,00
 ZX409	440 A Cu Schiene 30 x 5 mm				
	Länge 1 m	1	ZX409	2CPX061409R9999	131,00
	Länge 2 m	1	ZX410	2CPX061410R9999	232,00
	Länge 3 m	1	ZX411	2CPX061411R9999	341,00
	Länge 4 m	1	ZX353	2CPX061353R9999	438,00
 ZX362	500 A Cu Schiene 20 x 10 mm				
	Länge 1 m	1	ZX362	2CPX061362R9999	157,00
	Länge 2 m	1	ZX363	2CPX061363R9999	284,00
	Länge 3 m	1	ZX364	2CPX061364R9999	403,00
	Länge 4 m	1	ZX355	2CPX061355R9999	530,00

Sammelschienensysteme

Cu-Schienen als Meterware

Artikel	Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
	Bemessungsstrom (I _n)				
	630 A				
	Cu-Schiene 30 x 10 mm				
ZX412	Länge 1 m	1	ZX412	2CPX061412R9999	275,00
	Länge 2 m	1	ZX413	2CPX061413R9999	492,00
	Länge 3 m	1	ZX414	2CPX061414R9999	694,00
	Länge 4 m	1	ZX356	2CPX061356R9999	909,00
	850 A				
	Cu Schiene 40 x 10 mm				
ZX415	Länge 1 m	1	ZX415	2CPX061415R9999	315,00
	Länge 2 m	1	ZX416	2CPX061416R9999	570,00
	Länge 3 m	1	ZX417	2CPX061417R9999	820,00
	Länge 4 m	1	ZX357	2CPX061357R9999	1065,00
	1000 A				
	Cu Schiene 50 x 10 mm				
ZX418	Länge 1 m	1	ZX418	2CPX061418R9999	401,00
	Länge 2 m	1	ZX419	2CPX061419R9999	722,00
	Länge 3 m	1	ZX420	2CPX061420R9999	1033,00
	Länge 4 m	1	ZX358	2CPX061358R9999	1346,00
	1250 A				
	Cu Schiene 60 x 10 mm				
ZX421	Länge 1 m	1	ZX421	2CPX061421R9999	488,00
	Länge 2 m	1	ZX422	2CPX061422R9999	846,00
	Länge 3 m	1	ZX423	2CPX061423R9999	1215,00
	Länge 4 m	1	ZX359	2CPX061359R9999	1592,00
	1450 A				
	Cu Schiene 80 x 10 mm				
ZX424	Länge 1 m	1	ZX424	2CPX061424R9999	676,00
	Länge 2 m	1	ZX425	2CPX061425R9999	1201,00
	Länge 3 m	1	ZX426	2CPX061426R9999	1726,00
	Länge 4 m	1	ZX360	2CPX061360R9999	2249,00
	1700 A				
	Cu Schiene 100 x 10 mm				
ZX427	Länge 1 m	1	ZX427	2CPX061427R9999	789,00
	Länge 2 m	1	ZX428	2CPX061428R9999	1398,00
	Länge 3 m	1	ZX429	2CPX061429R9999	2017,00
	Länge 4 m	1	ZX361	2CPX061361R9999	2630,00