


Инв.№-подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
	Теркина 26.11.21	5/3428		



Вводы линейные типа BRIL-90-110-550/1250, BRIL-90-110-550/2000

Изготавливается по техническим условиям
Класс напряжения
Наибольшее рабочее напряжение
Максимальное фазное напряжение
Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс.
Выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем
Испытательное одномоментное напряжение промышленной частоты 50Гц в сухом состоянии
Интенсивность частичных разрядов
Длина пути утечки 1.9.011У – 1.9.016У
Длина пути утечки 1.9.031; 1.9.032
Длина пути утечки верх части 1.9.033–1.9.036
Длина пути утечки ниж части 1.9.033; 1.9.034
Длина пути утечки ниж части 1.9.035; 1.9.036
Разрядное расстояние 1.9.011У – 1.9.016У
Разрядное расстояние верх части 1.9.031; 1.9.032
Разрядное расстояние верх части 1.9.033–1.9.036
Разрядное расстояние ниж части 1.9.033–1.9.036
Температура окружающей среды
Угол установки к вертикали
Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64
Заполнение
Внешняя изоляция/цвет
Внутренняя изоляция

ГКСЛ 686391.003ТУ
110 кВ
135 кВ
78 кВ
550 кВ
230 кВ
265 кВ
не более 2×10^{-12} Кл при 2Уф
не менее 3900 мм
не менее 2600 мм
не менее 3900 мм
не менее 2600 мм
не менее 1890 мм
1290мм
1010мм
1290мм
1010мм
-60°С...+55°С
0°...90°
6 баллов
Микагель
фарфор/коричневый
RIP

Каталожный номер	L	L1	L2	L3	L4	D	D1	Номинальный ток	Ток термич. стойкости Ith	Ток динамической стойкости Id	Испытат. консольная нагрузка	Масса
КН 1.9.011У	3785	1890		500				1250А	31.25кА	78.125кА	1600 Н	238кг
КН 1.9.012У								2000А	50кА	125кА	2500 Н	281кг
КН 1.9.013У	3935	2040	1525	650	96	289	289	1250А	31.25кА	78.125кА	1600 Н	242кг
КН 1.9.014У								2000А	50кА	125кА	2500 Н	287кг
КН 1.9.015У	4135	2240		850				1250А	31.25кА	78.125кА	1600 Н	246кг
КН 1.9.016У								2000А	50кА	125кА	2500 Н	293кг
КН 1.9.031	3213		1239			255	255	1250А	31.25кА	78.125кА	1600 Н	184кг
КН 1.9.032		1604		500				2000А	50кА	125кА	2500 Н	223кг
КН 1.9.033	3499		1525		90	289	255	1250А	31.25кА	78.125кА	1600 Н	201кг
КН 1.9.034								2000А	50кА	125кА	2500 Н	243кг
КН 1.9.035	3710	1720	1620	620		289	245	1250А	31.25кА	78.125кА	1600 Н	215кг
КН 1.9.036								2000А	50кА	125кА	2500 Н	260кг

* Возможна комплектация другими контактными клеммами.

					ABB АББ Электрические Сети					
					Групповой чертеж					
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ввод линейный BRIL-90-110-550/1250 BRIL-90-110-550/2000			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Теркина Е.Н.									
Пров.	Костюхин С.В.									
Н. контр.	Теркина Е.Н.									
Отг. кач.	Даниленко В.В.				Выпуск 3					
Утв.	Савичев В.Г.									
								Лист		Листов 1

Формат А3