


Изготавливается по техническим условиям	ГКЛ686391.002ТУ
Класс напряжения	110 кВ
Наибольшее рабочее напряжение	135 кВ
Максимальное фазное напряжение	78 кВ
Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс.	550 кВ
Выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем	230 кВ
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50Гц в сухом состоянии	265 кВ
Номинальный ток	800 А
Сечение проводника при I _{max}	400 мм ²
Ток термической стойкости I _{th}	20кА
Ток динамической стойкости I _d	50кА
Интенсивность частичных разрядов	не более 2×10^{-12} Кл при 2U _ф
Длина пути утечки	не менее 3900 мм
Разрядное расстояние	1290мм
Температура окружающей среды	-60°С...+55°С
Угол установки к вертикали	0°...90°
Установка на высоте над уровнем моря	не более 3000м
Испытательная консольная нагрузка	3150 Н
Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64	9 баллов
Заполнение	микагель
Внешняя изоляция/цвет	Фарфор/коричневый
Внутренняя изоляция	RIP

[illegible]

ABB АББ Электрические сети

Групповой чертеж

Ввод трансформаторный
BRIT-R-90-110-550/800

Выпуск 9

Формат А3

					Групповой чертеж												
						Ввод трансформаторный BRIT-R-90-110-550/800	Лит.			Масса			Масштаб				
Изм.	Лист	N* докум.	Подпись	Дата													
Разраб.		Теркина Е.Н.															
Пров.		Костюхин С.В.			Выпуск 9		Лист			Листов			1				
Н. контр.		Теркина Е.Н.															
Отг. кач.		Даниленко В.В.															
Утв.		Савичев В.Г.															