Power and productivity
for a better world™

Vyhlásenie o zhode

Ev.č.: E1.02/15

Názov organizácie:	**ABB, s.r.o.**
Adresa:	**Tuhovská 29, 831 06 Bratislava**
IČO:	**31 389 325**
Výrobca:	**ABB S.p.A.** **Via Baioni 35** **24123 Bergamo** **Taliansko**
Výrobok:	**Príslušenstvo Tmax typu T7, T7M** Varianty na zadnej strane vyhlásenia

Horeuvedený výrobok bol posudzovaný podľa § 13 odst. 1 zákona č. 264/99 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a o doplnení zákonov a je v zhode s technickými požiadavkami nasledovných vládnych nariadení:

- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z.z. v neskoršom znení nariadenia vlády č. 318/2007 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite zariadení (EMC)
- nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z.z. v neskoršom znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z.z. o elektrických zariadeniach

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné harmonizované technické normy:

STN EN 60947-1:2007
STN EN 60947-2:2006

ABB, s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
IČO: 31 389 325
IČ DPH: SK2020326396
-59-

V Bratislave 5.5.2015 — Tomáš Terpo

....

Dátum a miesto vydania vyhlásenia — meno, priezvisko a podpis, pečiatka výrobcu/dovozcu

Power and productivity
for a better world™

Varianty príslušenstva Tmax:

Základňa výsuvná:	**T7-T7M W FP aa zz**	
	aa = počet pólov - 3p, 4p zz = EF, HR	
Sada svoriek:	**Kit W MP T7-T7M**	
	EF T7-T7M	3ks, 4ks
	ES T7-T7M	3ks, 4ks
	HR/VR T7-T7M	3ks, 4ks
	RS T7-T7M	3ks, 4ks
Výsuvný kontakt:	**MP T7-T7M**	ľavý, stredný, pravý
	FP T7, FP T7M	ľavý
	FP T7-T7M	stredný, pravý
Vypínacia cievka:	**SOR x Vy**	
	x = veľkosť napätia - 24, 30, 48, 60, 110-120, 120-127, 220-240, 240-250, 380-400, 415-440 y = napätie - DC, AC/DC, AC	
Testovacia jednotka pre vypínaciu cievku:	**T7-T7M**	
Zapínacia cievka:	**SCR x Vy**	
	x = veľkosť napätia - 24, 30, 48, 60, 110-120, 120-127, 220-240, 240-250, 380-400, 415-440 y = napätie - DC, AC/DC, AC	

Podpäťová cievka:	**URV x Vy** x = veľkosť napätia - 24, 30, 48, 60, 110-120, 120-127, 220-240, 240-250, 380-400, 415-440 y = napätie - DC, AC/DC, AC
Oneskorovací člen:	**UVD xV AC/DC** x = veľkosť napätia - 24-30, 48, 60, 110-125, 220-250,
Pomocné kontakty:	**AUX 1Q 1SY 400 V AC, AUX 2Q 400 V AC, AUX 1Q 1SY 24 V DC, AUX 2Q 24 V DC, AUX-SA 1 S51 T7-T7M 24 V, AUX-SA 1 S51 T7-T7M 250 V, AUX-RTC 24 V DC, AUX-RTC 250 V AC/DC, AUX-MC 24 V DC, AUX-MC 250 V AC/DC**
Polohový kontakt:	**AUP T7-T7M 24 V dc, AUP T7-T7M 250 V dc**
Pomocný kontakt:	**AUE T7**
Nulovanie:	**T7M-X1 x V AC/DC** x = veľkosť napätia - 24-30, 110-130, 200-240
Mechanický počítač počtu zopnutí:	**T7M-X1**
Motorický pohon:	**T7M-X1 x V AC/DC** x = veľkosť napätia - 24-30, 48-60, 100-130, 220-250, 380-415
Otočná rukoväť:	**RHD T7** **RHD_EM T7** **RHE T7** **RHE_EM T7** **RHE_B T7**

RHE_S T7
RHE_H T7
RHE_H_EM T7

Kryt rukoväte: **RHE_IP54**

Uzamykanie rukoväte:
PLL T7M
T7-T7M-X1

Uzamykanie ističa: **T7-T7M KLC-D, KLC-S, KLC-R, KLC-P**

Uzamykanie rukoväte:
KLF-D, KLF-S T7

Príslušenstvo na uzamykanie:
T7-T7M-X1

Mechanický zámok dverí:
T7-T7M-X1, T7-T7M-X1 F, T7-T7M-X1 W

Mechanické blokovanie:
T7-T7M-X1-HR/VR, T7-X1, T7-T7M-X1,

Kryt zapínacieho a vypínacieho tlačítka:
T7M

Kryt IP54: **T7M-X1**

Panel: **RCQ020/A 115-230 V AC**
RCQ020/A 415 V AC
RCQ020/P 110-690 V AC

Power and productivity
for a better world™

Chráničové trafo:	**Toroid 60mm**	
	Toroid 110mm	
	Toroid 185mm	
Kryt svoriek:	**LTC**	nízky T7-T7M F 3p-4p
	HTC	vysoký T7-T7M 3p-4p
Tesnenie:	**T7-T7M**	
Medzifázová prepážka:		
	PB 100mm T7-T7M 3p-4p	
	PB 200mm T7-T7M 3p-4p	
Sada svoriek:	**EF**	T7-T7M 3ks, 4ks, 6ks, 8ks
	FC CuAl 2x240mm2	T7 1250 - T7M 630 3ks, 4ks, 6ks, 8ks
	FC CuAl 4x240mm2	T7 1250 - T7M 12500 3ks, 4ks, 6ks, 8ks
	F	T7-T7M 3ks, 4ks, 6ks, 8ks
	ES	T7-T7M (1/2 horná a dolná sada) 3ks
	ES	T7-T7M 4ks, 6ks, 8ks
	R	T7 3ks, 4ks, 6ks, 8ks
	HR	T7-T7M 3ks, 4ks, 6ks, 8ks
	VR	T7-T7M 3ks, 4ks, 6ks, 8ks
Jednotka riadenia záskokov:		
	ATS021, ATS022	
Rozhranie:	**HMI030 T6**	
Uzamykanie nadprúdovej spúšte:		
	PR231, T7-T7M	
Doska s adaptérom:	**PR331-PR332 T7**	
	PR33x T7M	
Prúdový senzor:	**T7-T7M-X1 In=400...1600A**	

Power and productivity
for a better world™

Vyhodnocovacia vidlica:

T7-T7M-X1 x
T7-T7M-X1 x PR332Rc

x = menovitý prúd - 400, 630, 800, 100, 1250, 1600

Chráničové trafo: **Toroid RC T7-T7M**

Toroidný transformátor:

T7-T7M E1/E6

Testovacia jednotka: **PR231/P, PR232/P T7-T7M**

Skúšobná jednotka: **PR010/T1-T8, E1-E6**

Fieldbus modul: **EP010 PR122/3-332/3 E1-E6**

Kryt na dvere: **T7, T7-T7M**

Svorka: **T7-T7M-X1**