



Ввод масло/воздух типа BRIB–90–110–550/2000









Изготавливается по техническим условиям	ГКСЛ 686351.006ТУ
Класс напряжения	110 кВ
Наибольшее рабочее напряжение	135 кВ
Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс	550 кВ
Выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем	230 кВ
Испытательное одноминутное напряжение пром. частоты 50 Гц в сухом состоянии	265 кВ
Номинальный ток	2000 А
Ток термической стойкости Ith	50кА
Ток динамической стойкости Id	135кА
Интенсивность частичных разрядов	не более $2x10^{-12}$ Кл при 2Uф
Длина пути утечки	4195 мм
Разрядное расстояние	1138мм
Температура окружающей среды	–60°С...+50°С
Угол установки к вертикали	0°...90°
Испытательная консольная нагрузка 1 мин.	2500 Н
Сейсмическая устойчивость по шкале MSK–64	9 баллов
Масса	287 кг
Заполнение	микагель
Внешняя изоляция/цвет	Фарфор/коричневый
Внутренняя изоляция	RIP

L	L1	L2	L6	D4	D5	d1	n1
2882	1130	1662	500	486	550	30	9

* Возможна комплектация другими контактными клеммами.

Инв.N–подл.	5/2346	
Подп. и дата	Теркина 05.09.15	
Взам.инв.N	5/2312	
Инв.N дубл.		
Подп. и дата		

ABB АББ, Россия

Чертеж выключательного ввода
BRIB–90–110–550/2000; КН1.9.008У

Выпуск 2

Лит.	Масса	Масштаб

Лист | Листов 1

Разраб. Теркина Е.Н.
Утв. Страхов Ю.А.

Актуальную версию чертежа всегда смотрите на http://new.abb.com/ru в разделе Продукция - Трансформаторы и компоненты - Компоненты трансформаторов

Формат А3