Końcówki rurowe oczkowe Color-Keyed®
Skrócony przewodnik


Typ	Standardowy kołnierz		Rozmiary przewodów w mm²													
			6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400
Jeden otwór	Prosta		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	45 stopni		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	90 stopni		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Dwa otwory	Prosta					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	


Tabela doboru matryc i narzędzi

Średnica przekroju przewodu [mm²]	Color-Keyed®		
	Numer Ref.	H-CK 240 B-CK 240 T-CK 240	H-CK 400 B-CK 400 T-CK 400
6	6Mx-A	6T0N06M	
10	10Mx-A	6T0N08M	15508M
16	16Mx-A	6T0N09M	15509M
25	25Mx-A	6T0N11M	15511M
35	35Mx-A	6T0N13M	15513M
50	50Mx-A	6T0N145M	155145M
70	70Mx-A	6T0N17M	15517M
95	95Mx-A	6T0N20M	15520M
120	120Mx-A	6T0N22M	15522M
150	150Mx-A	6T0N25M	15525M
185	185Mx-A	6T0N27M	15527M
240	240Mx-A	6T0N30M	15530M
300	300Mx-A		15532M
400	400Mx-A		15536M

Końcówki rurowe oczkowe Color-Keyed®
Proste z jednym otworem







Informacje techniczne

Zastosowanie
- Końcówki przeznaczone do przewodów zasilających o napięciu znamionowym do 36 kV i średnicy od 6 do 400 mm²
- Do stosowania w sieciach dystrybucji energii elektrycznej szczególnie w sieciach przemysłowych, w których mogą występować zwarcia o względnie dużym natężeniu i długim czasie trwania
- Zaprojektowane do stosowania zarówno z wielodrutowymi (klasa 2), jak i elastycznymi (klasa 5) przewodami zasilającymi zgodnie z normą IEC 60228

Zalety
- System oznaczeń kolorowych Color-Keyed® zapewnia bezbłędny dobór odpowiedniej matrycy do zaciskania
- Wykonanie w Klasie A gwarantuje większą odporność na zwarcia*
- Otwór inspekcyjny pozwala na wizualną kontrolę ułożenia przewodu
- Fazowany kołnierz ułatwia wprowadzenie przewodu

Materiał
- Miedź. Spełnia wymogi normy EN 13600

Powierzchnia
- Cynowana


Certyfikaty
- Produkt zgodny z norma IEC 61238 — deklaracja zgodności CE


Średnica przekroju przewodu	Rozmiar śruby	Numer Ref.	Numer GID	Dobór matrycy				Wymiary						Liczba sztuk w opakowaniu
				Kolor	Kod matrycy	Narzędzia do zaciskania		I	A	B	C	D	F	
[mm²]						H-CK 240 B-CK 240 T-CK 240	H-CK 400 B-CK 400 T-CK 400	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]
6	M4	6M4-A	7TAA302010R0054	Pomarańczowy	6	6TON06M		4,0	24,3	11,0	9,4	1,7	5,0	50
	M5	6M5-A	7TAA302010R0057						25,3	12,0	9,4	1,7	5,5	
	M6	6M6-A	7TAA302010R0058						26,3	13,0	9,8	1,6	6,0	
	M8	6M8-A	7TAA302010R0055						29,3	16,0	13,0	1,2	7,0	
	M10	6M10-A	7TAA302010R0056						31,3	18,0	16,0	1,0	8,0	
10	M5	10M5-A	7TAA302010R0000	Fioletowy	8	6TON08M	15508M	5,0	29,9	13,0	11,5	3,0	6,0	50
	M6	10M6-A	7TAA302010R0001						29,9	13,0	11,5	3,0	6,0	
	M8	10M8-A	7TAA302010R0002						32,9	16,0	13,5	2,2	7,0	
	M10	10M10-A	7TAA302010R0003						34,9	18,1	16,0	2,2	8,0	
16	M6	16M6-A	7TAA302010R0004	Żółty	9	6TON09M	15509M	60	33,0	16,0	13,0	3,0	7,0	50
	M8	16M8-A	7TAA302010R0005						33,0	16,0	13,0	3,0	7,0	
	M10	16M10-A	7TAA302010R0006						38,0	22,0	16,0	2,3	10,0	
	M12	16M12-A	7TAA302010R0007						47,0	25,0	22,0	2,3	12,0	
25	M6	25M6-A	7TAA302010R0008	Biały	11	6TON11M	15511M	8,0	37,0	17,0	16,0	3,0	7,0	50
	M8	25M8-A	7TAA302010R0009						38,0	18,0	16,0	3,0	8,0	
	M10	25M10-A	7TAA302010R0010						42,0	22,0	17,0	2,7	10,0	
	M12	25M12-A	7TAA302010R0011						47,0	25,0	22,0	2,7	12,0	
35	M6	35M6-A	7TAA302010R0012	Czerwony	13	6TON13M	15513M	9,0	44,8	20,0	18,0	4,2	10,0	10
	M8	35M8-A	7TAA302010R0013						44,8	20,0	18,0	4,2	10,0	
	M10	35M10-A	7TAA302010R0014						45,8	21,0	18,0	4,2	10,0	
	M12	35M12-A	7TAA302010R0015						52,0	26,0	22,0	3,7	12,0	
50	M6	50M6-A	7TAA302010R0016	Niebieski	14,5	6TON145M	155145M	11,0	50,2	23,0	21,0	3,5	11,0	10
	M8	50M8-A	7TAA302010R0017						50,2	23,0	21,0	3,5	11,0	
	M10	50M10-A	7TAA302010R0018						50,2	23,0	21,0	3,5	11,0	
	M12	50M12-A	7TAA302010R0019						53,2	26,0	22,0	3,0	12,0	
70	M6	70M6-A	7TAA302010R0020	Brązowy	17	6TON17M	15517M	13,0	55,0	23,0	25,0	4,0	11,0	10
	M8	70M8-A	7TAA302010R0021						55,0	23,0	25,0	4,0	11,0	
	M10	70M10-A	7TAA302010R0022						55,0	23,0	25,0	4,0	11,0	
	M12	70M12-A	7TAA302010R0023						58,0	26,0	25,0	4,0	12,0	
	M16	70M16-A	7TAA302010R0024						64,0	32,0	28,0	3,7	15,0	

* Sześć zwarć wywoływanych po 200 cyklach nagrzewania (próba zgodna z normą IEC 61238-1 — łącznie 1000 cykli nagrzewania). Natężenie prądu zwarciowego powinno zwiększać temperaturę nieosłoniętych przewodów odniesienia z ≤35°C do 250–270°C

Końcówki rurowe oczkowe Color-Keyed®
Proste z jednym otworem







Informacje techniczne

Zastosowanie
- Końcówki przeznaczone do przewodów zasilających o napięciu znamionowym do 36 kV i średnicy od 6 do 400 mm²
- Do stosowania w sieciach dystrybucji energii elektrycznej szczególnie w sieciach przemysłowych, w których mogą występować zwarcia o względnie dużym natężeniu i długim czasie trwania
- Zaprojektowane do stosowania zarówno z wielodrutowymi (klasa 2), jak i elastycznymi (klasa 5) przewodami zasilającymi zgodnie z normą IEC 60228

Zalety
- System oznaczeń kolorowych Color-Keyed® zapewnia bezbłędny dobór odpowiedniej matrycy do zaciskania
- Wykonanie w Klasie A gwarantuje większą odporność na zwarcia*
- Otwór inspekcyjny pozwala na wizualną kontrolę ułożenia przewodu
- Fazowany kołnierz ułatwia wprowadzenie przewodu

Materiał
- Miedź. Spełnia wymogi normy EN 13600

Powierzchnia
- Cynowana


Certyfikaty
- Produkt zgodny z norma IEC 61238 — deklaracja zgodności CE


Średnica przekroju przewodu	Rozmiar śruby	Numer Ref.	Numer GID	Dobór matrycy				Wymiary						Liczba sztuk w opakowaniu
				Kolor	Kod matrycy	Narzędzia do zaciskania		I	A	B	C	D	F	
[mm²]						H-CK 240 B-CK 240 T-CK 240	H-CK 400 B-CK 400 T-CK 400	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]
95	M8	95M8-A	7TAA302010R0025	Zielony	20	6TON20M	15520M	15,0	69,0	32,0	29,0	5,0	15,0	10
	M10	95M10-A	7TAA302010R0026						69,0	32,0	29,0	5,0	15,0	
	M12	95M12-A	7TAA302010R0027						69,0	32,0	29,0	5,0	15,0	
	M16	95M16-A	7TAA302010R0028						69,0	32,0	29,0	5,0	15,0	
120	M8	120M8-A	7TAA302010R0029	Różowy	22	6TON22M	15522M	17,0	73,0	32,0	32,0	5,0	15,0	10
	M10	120M10-A	7TAA302010R0030						73,0	32,0	32,0	5,0	15,0	
	M12	120M12-A	7TAA302010R0031						73,0	32,0	32,0	5,0	15,0	
	M16	120M16-A	7TAA302010R0032						73,0	32,0	32,0	5,0	15,0	
150	M10	150M10-A	7TAA302010R0033	Czarny	25	6TON25M	15525M	19,0	80,0	32,0	36,0	6,0	15,0	10
	M12	150M12-A	7TAA302010R0034						80,0	32,0	36,0	6,0	15,0	
	M16	150M16-A	7TAA302010R0035						80,0	32,0	36,0	6,0	15,0	
	M20	150M20-A	7TAA302010R0036						87,0	39,0	36,0	6,0	19,0	
185	M10	185M10-A	7TAA302010R0037	Pomarańczowy	27	6TON27M	15527M	21,0	86,0	32,0	39,0	6,0	15,0	6
	M12	185M12-A	7TAA302010R0038						86,0	32,0	39,0	6,0	15,0	
	M16	185M16-A	7TAA302010R0039						86,0	32,0	39,0	6,0	15,0	
	M20	185M20-A	7TAA302010R0040						93,0	39,0	39,0	6,0	19,0	
240	M10	240M10-A	7TAA302010R0041	Fioletowy	30	6TON30M	15530M	24,0	95,0	39,0	44,0	6,0	19,0	6
	M12	240M12-A	7TAA302010R0042						24,0	39,0	44,0	6,0	19,0	
	M16	240M16-A	7TAA302010R0043						24,0	39,0	44,0	6,0	19,0	
	M20	240M20-A	7TAA302010R0044						24,0	39,0	44,0	6,0	19,0	
300	M10	300M10-A	7TAA302010R0045	Żółty	32		15532M	26,0	115,0	53,0	48,0	6,0	22,0	6
	M12	300M12-A	7TAA302010R0046						115,0	53,0	48,0	6,0	22,0	
	M16	300M16-A	7TAA302010R0047						115,0	53,0	48,0	6,0	22,0	
	M20	300M20-A	7TAA302010R0048						115,0	53,0	48,0	6,0	22,0	
	M24	300M24-A	7TAA302010R0049						115,0	53,0	48,0	6,0	22,0	
400	M12	400M12-A	7TAA302010R0050	Biały	36		15536M	27,4	124,0	53,0	51,1	6,8	22,0	3
	M16	400M16-A	7TAA302010R0051						124,0	53,0	51,1	6,8	22,0	
	M20	400M20-A	7TAA302010R0052						124,0	53,0	51,1	6,8	22,0	
	M24	400M24-A	7TAA302010R0053						124,0	53,0	51,1	6,8	22,0	

* Sześć zwarć wywoływanych po 200 cyklach nagrzewania (próba zgodna z normą IEC 61238-1 — łącznie 1000 cykli nagrzewania). Natężenie prądu zwarciowego powinno zwiększać temperaturę nieosłoniętych przewodów odniesienia z ≤35°C do 250–270°C

Końcówki rurowe oczkowe Color-Keyed®
Kątowe 45 stopni z jednym otworem







Informacje techniczne

Zastosowanie
- Końcówki przeznaczone do przewodów zasilających o napięciu znamionowym do 36 kV i średnicy od 6 do 240 mm²
- Do stosowania w sieciach dystrybucji energii elektrycznej szczególnie w sieciach przemysłowych, w których mogą występować zwarcia o względnie dużym natężeniu i długim czasie trwania
- Zaprojektowane do stosowania zarówno z wielodrutowymi (klasa 2), jak i elastycznymi (klasa 5) przewodami zasilającymi zgodnie z normą IEC 60228

Zalety
- Końcówka umożliwia podłączenie przewodów pod katem 45 stopni do urządzenia bez konieczności gięcia
- System oznaczeń kolorowych Color-Keyed® zapewnia bezbłędny dobór odpowiedniej matrycy do zaciskania
- Wykonanie w Klasie A gwarantuje większą odporność na zwarcia*
- Otwór inspekcyjny pozwala na wizualną kontrolę ułożenia przewodu
- Fazowany kołnierz ułatwia wprowadzenie przewodu

Materiał
- Miedź. Spełnia wymogi normy EN 13600

Powierzchnia
- Cynowana

Certyfikaty
- Produkt zgodny z normą IEC 61238 — deklaracja zgodności CE


Średnica przekroju przewodu	Rozmiar śruby	Numer Ref.	Numer GID	Dobór matrycy				Wymiary					Liczba sztuk w opakowaniu
				Kolor	Kod matrycy	Narzędzia do zaciskania		l	B	C	D	F	
[mm²]						H-CK 240 B-CK 240 T-CK 240	H-CK 400 B-CK 400 T-CK 400	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]
6	M6	6M6-A-45	7TAA302030R0031	Pomarańczowy	6	6T0N06M		4,0	13,0	9,8	1,6	6,0	100
	M8	6M8-A-45	7TAA302030R0032						16,0	13,0	1,2	7,0	
10	M6	10M6-A-45	7TAA302030R0004	Fioletowy	8	6T0N08M	15508M	5,0	13,0	11,5	3,0	6,0	50
	M8	10M8-A-45	7TAA302030R0005						16,0	13,5	2,2	7,0	
16	M6	16M6-A-45	7TAA302030R0006	Żółty	9	6T0N09M	15509M	6,0	16,0	13,0	3,0	7,0	50
	M8	16M8-A-45	7TAA302030R0007						16,0	13,0	3,0	7,0	
25	M6	25M6-A-45	7TAA302030R0008	Biały	11	6T0N11M	15511M	8,0	17,0	16,0	3,0	7,0	50
	M8	25M8-A-45	7TAA302030R0009						18,0	16,0	3,0	8,0	
	M10	25M10-A-45	7TAA302030R0010						22,0	17,0	2,7	10,0	
35	M6	35M6-A-45	7TAA302030R0011	Czerwony	13	6T0N13M	15513M	9,0	20,0	18,0	4,2	10,0	10
	M8	35M8-A-45	7TAA302030R0012						20,0	18,0	4,2	10,0	
	M10	35M10-A-45	7TAA302030R0013						21,0	18,0	4,2	10,0	
50	M8	50M8-A-45	7TAA302030R0015	Niebieski	14,5	6T0N145M	155145M	11,0	23,0	21,0	3,5	11,0	10
	M10	50M10-A-45	7TAA302030R0014						23,0	21,0	3,5	11,0	
	M12	50M12-A-45	7TAA302030R0000						26,0	22,0	3,0	12,0	
70	M8	70M8-A-45	7TAA302030R0026	Brązowy	17	6T0N17M	15517M	13,0	23,0	25,0	4,0	11,0	10
	M10	70M10-A-45	7TAA302030R0027						23,0	25,0	4,0	11,0	
	M12	70M12-A-45	7TAA302030R0016						26,0	25,0	4,0	12,0	
95	M10	95M10-A-45	7TAA302030R0001	Zielony	20	6T0N20M	15520M	15,0	32,0	29,0	5,0	15,0	10
	M12	95M12-A-45	7TAA302030R0002						32,0	29,0	5,0	15,0	
	M16	95M16-A-45	7TAA302030R0003						32,0	29,0	5,0	15,0	
120	M10	120M10-A-45	7TAA302030R0017	Różowy	22	6T0N22M	15522M	17,0	32,0	32,0	5,0	15,0	10
	M12	120M12-A-45	7TAA302030R0018						32,0	32,0	5,0	15,0	
	M16	120M16-A-45	7TAA302030R0019						32,0	32,0	5,0	15,0	
150	M10	150M10-A-45	7TAA302030R0020	Czarny	25	6T0N25M	15525M	19,0	32,0	36,0	6,0	15,0	10
	M12	150M12-A-45	7TAA302030R0021						32,0	36,0	6,0	15,0	
	M16	150M16-A-45	7TAA302030R0022						32,0	36,0	6,0	15,0	
185	M10	185M10-A-45	7TAA302030R0023	Pomarańczowy	27	6T0N27M	15527M	21,0	32,0	39,0	6,0	15,0	6
	M12	185M12-A-45	7TAA302030R0024						32,0	39,0	6,0	15,0	
	M16	185M16-A-45	7TAA302030R0025						32,0	39,0	6,0	15,0	
240	M10	240M10-A-45	7TAA302030R0028	Fioletowy	30	6T0N30M	15530M	24,0	39,0	44,0	6,0	19,0	6
	M12	240M12-A-45	7TAA302030R0029						39,0	44,0	6,0	19,0	
	M16	240M16-A-45	7TAA302030R0030						39,0	44,0	6,0	19,0	


* Sześć zwarć wywoływanych po 200 cyklach nagrzewania (próba zgodna z normą IEC 61238-1 — łącznie 1000 cykli nagrzewania). Natężenie prądu zwarciowego powinno zwiększać temperaturę nieosłoniętych przewodów odniesienia z ≤35°C do 250–270°C

Końcówki rurowe oczkowe Color-Keyed®
Kątowe 90 stopni z jednym otworem

IEC CE CK ②-⑤ 60288







Informacje techniczne

Zastosowanie
- Końcówki przeznaczone do przewodów zasilających o napięciu znamionowym do 36 kV i średnicy od 6 do 240 mm²
- Do stosowania w sieciach dystrybucji energii elektrycznej szczególnie w sieciach przemysłowych, w których mogą występować zwarcia o względnie dużym natężeniu i długim czasie trwania
- Zaprojektowane do stosowania zarówno z wielodrutowymi (klasa 2), jak i elastycznymi (klasa 5) przewodami zasilającymi zgodnie z normą IEC 60228

Zalety
- Końcówka umożliwia podłączenie przewodów pod katem 90 stopni do urządzenia bez konieczności gięcia
- System oznaczeń kolorowych Color-Keyed® zapewnia bezbłędny dobór odpowiedniej matrycy do zaciskania
- Wykonanie w Klasie A gwarantuje większą odporność na zwarcia*
- Otwór inspekcyjny pozwala na wizualną kontrolę ułożenia przewodu
- Fazowany kołnierz ułatwia wprowadzenie przewodu

Materiał
- Miedź. Spełnia wymogi normy EN 13600

Powierzchnia
- Cynowana


Certyfikaty
- Produkt zgodny z normą IEC 61238 — deklaracja zgodności CE


Średnica przekroju przewodu	Rozmiar śruby	Numer Ref.	Numer GID	Dobór matrycy				Wymiary					Liczba sztuk w opakowaniu
				Kolor	Kod matrycy	Narzędzia do zaciskania		l	B	C	D	F	
[mm²]						H-CK 240 B-CK 240 T-CK 240	H-CK 400 B-CK 400 T-CK 400	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]
6	M6	6M6-A-90	7TAA302040R0031	Pomarańczowy	6	6TON06M		4,0	13,0	9,8	1,6	6,0	100
	M8	6M8-A-90	7TAA302040R0032						16,0	13,0	1,2	7,0	
10	M6	10M6-A-90	7TAA302040R0000	Fioletowy	8	6TON08M	15508M	5,0	13,0	11,5	3,0	6,0	50
	M8	10M8-A-90	7TAA302040R0001						16,0	13,5	2,2	7,0	
16	M6	16M6-A-90	7TAA302040R0002	Żółty	9	6TON09M	15509M	6,0	16,0	13,0	3,0	7,0	50
	M8	16M8-A-90	7TAA302040R0003						16,0	13,0	3,0	7,0	
25	M6	25M6-A-90	7TAA302040R0004	Biały	11	6TON11M	15511M	8,0	17,0	16,0	3,0	7,0	50
	M8	25M8-A-90	7TAA302040R0005						18,0	16,0	3,0	8,0	
	M10	25M10-A-90	7TAA302040R0006						22,0	17,0	2,7	10,0	
35	M6	35M6-A-90	7TAA302040R0007	Czerwony	13	6TON13M	15513M	9,0	20,0	18,0	4,2	10,0	10
	M8	35M8-A-90	7TAA302040R0008						20,0	18,0	4,2	10,0	
	M10	35M10-A-90	7TAA302040R0009						21,0	18,0	4,2	10,0	
50	M8	50M8-A-90	7TAA302040R0010	Niebieski	14,5	6TON145M	155145M	11,0	23,0	21,0	3,5	11,0	10
	M10	50M10-A-90	7TAA302040R0011						23,0	21,0	3,5	11,0	
	M12	50M12-A-90	7TAA302040R0030						26,0	22,0	3,0	12,0	
70	M8	70M8-A-90	7TAA302040R0012	Brązowy	17	6TON17M	15517M	13,0	23,0	25,0	4,0	11,0	10
	M10	70M10-A-90	7TAA302040R0013						23,0	25,0	4,0	11,0	
	M12	70M12-A-90	7TAA302040R0026						26,0	25,0	4,0	12,0	
95	M10	95M10-A-90	7TAA302040R0014	Zielony	20	6TON20M	15520M	15,0	32,0	29,0	5,0	15,0	10
	M12	95M12-A-90	7TAA302040R0015						32,0	29,0	5,0	15,0	
	M16	95M16-A-90	7TAA302040R0016						32,0	29,0	5,0	15,0	
120	M10	120M10-A-90	7TAA302040R0017	Różowy	22	6TON22M	15522M	17,0	32,0	32,0	5,0	15,0	10
	M12	120M12-A-90	7TAA302040R0018						32,0	32,0	5,0	15,0	
	M16	120M16-A-90	7TAA302040R0019						32,0	32,0	5,0	15,0	
150	M10	150M10-A-90	7TAA302040R0020	Czarny	25	6TON25M	15525M	19,0	32,0	36,0	6,0	15,0	10
	M12	150M12-A-90	7TAA302040R0021						32,0	36,0	6,0	15,0	
	M16	150M16-A-90	7TAA302040R0022						32,0	36,0	6,0	15,0	
185	M10	185M10-A-90	7TAA302040R0027	Pomarańczowy	27	6TON27M	15527M	21,0	32,0	39,0	6,0	15,0	6
	M12	185M12-A-90	7TAA302040R0028						32,0	39,0	6,0	15,0	
	M16	185M16-A-90	7TAA302040R0029						32,0	39,0	6,0	15,0	
240	M10	240M10-A-90	7TAA302040R0023	Fioletowy	30	6TON30M	15530M	24,0	39,0	44,0	6,0	19,0	6
	M12	240M12-A-90	7TAA302040R0024						39,0	44,0	6,0	19,0	
	M16	240M16-A-90	7TAA302040R0025						39,0	44,0	6,0	19,0	

* Sześć zwarć wywoływanych po 200. cyklu nagrzewania (próba zgodna z normą IEC 61238-1 — łącznie 1000 cykli nagrzewania). Natężenie prądu zwarciowego powinno zwiększać temperaturę nieosłoniętych przewodów odniesienia z ≤35°C do 250–270°C

Końcówki rurowe oczkowe Color-Keyed®
Proste z dwoma otworami







Informacje techniczne

Zastosowanie
- Końcówki przeznaczone do przewodów zasilających o napięciu znamionowym do 36 kV i średnicy od 25 do 300 mm²
- Do stosowania w sieciach dystrybucji energii elektrycznej szczególnie w sieciach przemysłowych, w których mogą występować zwarcia o względnie dużym natężeniu i długim czasie trwania
- Zaprojektowane do stosowania zarówno z wielodrutowymi (klasa 2), jak i elastycznymi (klasa 5) przewodami zasilającymi zgodnie z normą IEC 60228

Zalety
- System oznaczeń kolorowych Color-Keyed® zapewnia bezbłędny dobór odpowiedniej matrycy do zaciskania
- Wykonanie w Klasie A gwarantuje większą odporność na zwarcia*
- Otwór inspekcyjny pozwala na wizualną kontrolę ułożenia przewodu
- Fazowany kołnierz ułatwia wprowadzenie przewodu

Materiał
- Miedź. Spełnia wymogi normy EN 13600

Powierzchnia
- Cynowana

Certyfikaty
- Produkt zgodny z normą IEC 61238 — deklaracja zgodności CE

Średnica przekroju przewodu	Rozmiar śruby	Numer Ref.	Numer GID	Dobór matrycy				Wymiary							Liczba sztuk w opakowaniu
				Kolor	Kod matrycy	Narzędzia do zaciskania		I	A	B	C	D	F	H	
[mm²]						H-CK 240 B-CK 240 T-CK 240	H-CK 400 B-CK 400 T-CK 400	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]
25	M6	25M6-A-2	7TAA302020R0000	Biały	11	6TON11M	15511M	8,0	56,0	38,0	16,0	3,0	7,0	19,0	50
	M8	25M8-A-2	7TAA302020R0001						66,0	48,0	16,0	3,0	10,0	25,0	
35	M6	35M6-A-2	7TAA302020R0002	Czerwony	13	6TON13M	15513M	9,0	61,6	38,0	18,0	4,2	7,0	19,0	50
	M8	35M8-A-2	7TAA302020R0003						71,7	48,0	18,0	4,2	10,0	25,0	
50	M10	50M10-A-2	7TAA302020R0004	Niebieski	14,5	6TON145M	155145M	11,0	73,7	46,9	21,0	3,5	8,9	25,0	10
	M12	50M12-A-2	7TAA302020R0005						96,7	70,0	22,0	3,5	15,0	40,0	
70	M10	70M10-A-2	7TAA302020R0006	Brązowy	17	6TON17M	15517M	13,0	80,6	49,0	25,0	4,0	11,0	25,0	10
	M12	70M12-A-2	7TAA302020R0007						101,7	70,0	25,0	4,0	15,0	40,0	
95	M10	95M10-A-2	7TAA302020R0008	Zielony	20	6TON20M	15520M	15,0	90,0	53,0	29,0	5,0	11,0	25,0	10
	M12	95M12-A-2	7TAA302020R0009						110,0	73,0	40,0	5,0	15,0	40,0	
120	M10	120M10-A-2	7TAA302020R0010	Różowy	22	6TON22M	15522M	17,0	98,0	57,0	32,0	5,0	14,0	25,0	10
	M12	120M12-A-2	7TAA302020R0011						104,0	63,0	32,0	5,0	14,0	40,0	
150	M10	150M10-A-2	7TAA302020R0012	Czarny	25	6TON25M	15525M	19,0	102,6	55,0	36,0	6,0	11,0	25,0	10
	M12	150M12-A-2	7TAA302020R0013						120,7	73,0	36,0	6,0	14,0	40,0	
185	M10	185M10-A-2	7TAA302020R0014	Pomarańczowy	27	6TON27M	15527M	21,0	111,0	57,0	39,0	6,0	13,0	25,0	6
	M12	185M12-A-2	7TAA302020R0015						128,6	75,0	39,0	6,0	15,0	40,0	
240	M10	240M10-A-2	7TAA302020R0016	Fioletowy	30	6TON30M	15530M	24,0	115,0	59,0	44,0	6,0	12,0	25,0	6
	M12	240M12-A-2	7TAA302020R0017						130,0	74,3	44,0	6,0	13,0	40,0	
300	M10	300M10-A-2	7TAA302020R0019	Żółty	32	6TON32M	15532M	26,0	119,0	57,0	48,0	6,0	12,0	25,0	6
	M12	300M12-A-2	7TAA302020R0018						137,1	75,0	48,0	6,0	15,0	40,0	

* Sześć zwarć wywoływanych po 200 cyklach nagrzewania (próba zgodna z normą IEC 61238-1 — łącznie 1000 cykli nagrzewania). Natężenie prądu zwarciowego powinno zwiększać temperaturę nieosłoniętych przewodów odniesienia z ≤35°C do 250–270°C