

Regulación perfecta

Menos es más

1 En el nivel mínimo de regulación puede tener una leve luz parpadeante. Recomendación: Limitar el nivel más bajo mediante los parámetros del dispositivo. 2 Las lámparas pueden tener un brillo después del apagado. 3 Se recomienda utilizar el transformador Philips: Primaline 70W (1-2 lámparas por transformador)			 		
			Número de artículo	SDA-F-2.1.PB.1	DA-M-0.4.1
			Tipo de carga	R, L, C	R, L, C
			Potencia LED	Tipo. 2-80 W/VA	Tipo. 1 x 8 - 160 W/VA Tipo. 2 x 4 - 120 W/VA Tipo. 4 x 2 - 80 W/VA
Philips			Por canal		
	MASTER LEDbulb 7 W	E27	7 W 470 lm	12 lámparas	8 lámparas
	MASTER LEDbulb 12 W	E27	12 W 860 lm	7 lámparas	7 lámparas
	MASTER LEDbulb 13 W	E27	13 W 1055 lm	4 lámparas	6 lámparas
	MASTER LEDbulb 20 W	E27	20 W 1521 lm	4 lámparas	4 lámparas
	MASTER LEDbulb 8 W	E27	8 W 470 lm	10 lámparas ¹	
	MASTER LEDspot 8-50 W 8718291 68243100	GU10	8 W 1800 cd		10 lámparas ¹
	Masters LEDspot 6W-50 W	GU10	6 W 1000 cd	14 lámparas ¹	14 lámparas
	MASTER LEDspot 4-35 W	GU10	4 W 700 cd	20 lámparas ^{1, 2}	20 lámparas ^{1, 3}
	MASTER LEDspot 8-50 W 8718291 68231800	GU10	8 W 1800 cd	7 lámparas	10 lámparas
	Masters LEDspot LV 7-35 W	GU5.3	7 W 1050 cd	12 lámparas ³	12 lámparas ³
	Masters LEDspot LV 10-50 W	GU5.3	10 W 1500 cd	8 lámparas ^{1, 3}	8 lámparas ^{1, 3}
	Masters LEDspot MV D 6-50 W	GU10	6 W	10 lámparas ¹	10 lámparas ¹
	MASTER LEDcandle D 4-25 W	E14	4 W 250 lm	20 lámparas ¹	20 lámparas ¹
	MASTER LEDbulb 12-60 W	E27	12 W 806 lm	7 lámparas	7 lámparas
	MASTER LEDspot LVD 10-50 W	GU5.3	10 W 980 mA	8 lámparas ^{1, 3}	10 lámparas ^{1, 3}
	MASTER LEDspot LVD 7-35 W	GU5.3	7 W 650 mA	12 lámparas ^{1, 3}	12 lámparas ^{1, 3}

Regulación perfecta Menos es más

1 En el nivel mínimo de regulación puede tener una leve luz parpadeante. Recomendación: Limitar el nivel más bajo mediante los parámetros del dispositivo.
2 Las lámparas pueden tener un brillo después del apagado.
3 Transformador recomendado: Electronic transformer OSRAM "Maus" 105VA



Número de artículo	SDA-F-2.1.PB.1	DA-M-0.4.1
Tipo de carga	R, L, C	R, L, C
Potencia LED	Tipo. 2-80 W/VA	Tipo. 1 x 8 - 160 W/VA Tipo. 2 x 4 - 120 W/VA Tipo. 4 x 2 - 80 W/VA

Megaman				Por canal	
	MM21016 LED Classic LG1511dv	E27	11 W 810 lm	8 lámparas	8 lámparas
	MM27442 LED LP2307dDG	GU10	7 W 500 lm	12 lámparas	12 lámparas
	MM17522 LED LR2008d	GU10	8 W 480 lm	10 lámparas ²	10 lámparas ²
	MM27222 LED ER1708d	GU5.3	8 W 400 lm	10 lámparas ¹	10 lámparas ^{2,3}

OSRAM					
	LED Parathom Classic A 75	E27	14.4 W 1055 lm	6 lámparas ¹	6 lámparas
	LED Parathom Classic B 25 4 008321 994042	E14	3.8 W 250 lm	21 lámparas	8-21 lámparas
	LED Parathom Classic B 25 4 008321 979230	E14	3.8 W 250 lm	21 lámparas	7-21 lámparas
	LED Parathom PAR16 4 008321 881816	GU10	3 W 130 lm	7 lámparas	17 lámparas
	LED Parathom PAR16 4 008321 882035	GU10	5 W 260 lm	10 lámparas	16 lámparas
	LED Parathom MR16	GU5.3	6.4 W 365 lm	11 lámparas ^{1,3}	12 lámparas ³
	LED Parathom PRO Par16	GU10	6.8 W 350 lm	12 lámparas	12 lámparas

BJE 1473-1-8577/2.7.14/0502-D, dpi 407791