

Bloc autonome d'éclairage de sécurité

Ce document répond aux exigences de la norme NF ISO 14 020 établissant les principes directeurs pour le développement et déclarations environnementales ainsi qu'à celle de la norme ISO 14 025 établissant les principes et les procédures de développement de déclarations environnementales de type III.

Date de création : 21 décembre 2009

1. Description du produit

Référence : 246 813 & 247 813
 Identification du produit : BRIO ECO₃ ET LS A & BRIO ECO₃ ET LS COM
 Fonction : BAES + BAEH
 Source lumineuse : LEDs blanches
 Flux lumineux : 45 Lm et 8 Lm
 Lampe témoin : 4 LEDs blanches
 Batterie : 2 Batteries NiCd 2,4v 0,6Ah
 IP / IK : 55 / 10
 Dimension : 210 x 122 x 43 mm
 Classe : II
 Consommation : < 0,6w sous 230V 50 Hz



2. Impacts Environnementaux

Evaluation réalisée sur la base des conditions présentées dans le document « Guide de Modélisation d'un BAES dans EIME - Protocole GISEL version 3 du 22/06/06 ».

A noter que la consommation de 0,6 W sur une tension de 230 V alternatif correspond à 53kW sur 10 ans.

INDICATEURS	VALEURS	UNITES
Epuisement des ressources naturelles	2,47 x 10 ⁻¹³	Années ⁻¹
Energie totale consommée	721	MJoules
Consommation d'eau	207	dm ³
Contribution à l'effet de serre	13430	g~CO ₂ *
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	0,00122	g~CFC ₁₁ *
Potentiel d'acidification de l'air	2,814	g~H ⁺ *
Production de déchets dangereux	0,162	kg

* : le symbole « ~ » signifie équivalent - Logiciel utilisé : EIME version 4.1 / Base de données Code de 11.0

3. Matériaux constitutifs

Nos produits répondent aux réglementations en vigueur relatives à la limitation de substances interdites lors de leur mise sur le marché.

Masse totale du produit : 596 g (y compris emballages, lampes, batteries et consommables)

PLASTIQUES		METAUX		AUTRES	
Polycarbonate	58,3 %	Acier	6,12 %	Papier & carton	12,1 %
Résine époxy	1,53 %	Cadmium	2,16 %	Eau	4,03 %
ABS	0,91 %	Nickel	1,81 %	Fibre de verre	2,09 %
Polyamide PA66	0,84 %	Cuivre	1,79 %	Silice (SiO ₂)	0,56 %
Polypropylène	0,53 %	Aluminium	0,91 %	Hydroxide de Sodium	0,53 %
EPDM	0,47 %	Fer	0,84 %	Electrolyte	0,47 %
Polyvinyl Chloride (PVC)	0,27 %	Zinc	0,79 %	Cobalt	0,46 %
		Etain	0,62 %	Ferrite	0,27%

en pourcentage de la masse totale du produit pour les premiers matériaux constitutifs