

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN

Spec-Kon®

Der sichere Kabelbinder für einfache Anwendungen



Ob Befestigen, Ordnen, Bündeln und Sortieren – Kabelbinder finden in Industrie und Technik vielfältige Anwendung und bieten sichere Lösungen für alle erdenklichen Einsatzgebiete.

Der neue Spec-Kon Kabelbinder rundet als einfache Ausführung unser umfassendes Sortiment ab.


Produktmerkmale Spec-Kon

- Farben: natur oder schwarz (UV-beständig)
- Länge: 100 mm bis zu 912 mm
- Mindestzugfestigkeit: 80 N bis zu 780 N
- Material: Polyamid 6.6
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2
- Halogen- und silikonfrei
- CE-Erklärung, konform mit EN / IEC 62275 und UL 62275

Spec-Kon® Kabelbinder

Bestellangaben


Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Länge L	Breite B	Bündel- durch- messer von... bis	Mindest- zug- festig- keit	VPE	Um- karton	Mindest- bestell- menge
schwarz (UV-beständig)		natur		mm	mm	mm	N	Stück		
SKT100-80X	7TCA300080R0000	SKT100-80	7TCA300040R0000	100	2,5	1,5 - 22	80	1.000	70.000	10.000
SKT100-80X-100	7TCA300060R0000	SKT100-80-100	7TCA300020R0000	100	2,5	1,5 - 22	80	100	55.000	10.000
SKT140-80X	7TCA300080R0001	SKT140-80	7TCA300040R0001	140	2,5	1,5 - 33	80	1.000	55.000	10.000
SKT140-80X-100	7TCA300060R0001	SKT140-80-100	7TCA300020R0001	140	2,5	1,5 - 33	80	100	45.000	10.000
SKT160-80X	7TCA300080R0002	SKT160-80	7TCA300040R0002	160	2,5	1,5 - 40	80	1.000	45.000	10.000
SKT160-80X-100	7TCA300060R0002	SKT160-80-100	7TCA300020R0002	160	2,5	1,5 - 40	80	100	40.000	10.000
SKT200-80X	7TCA300080R0003	SKT200-80	7TCA300040R0003	200	2,5	1,5 - 53	80	1.000	32.000	10.000
SKT200-80X-100	7TCA300060R0003	SKT200-80-100	7TCA300020R0003	200	2,5	1,5 - 53	80	100	30.000	10.000
SKT140-180X	7TCA300160R0000	SKT140-180	7TCA300120R0000	140	3,6	2 - 33	180	1.000	30.000	10.000
SKT140-180X-100	7TCA300140R0000	SKT140-180-100	7TCA300100R0000	140	3,6	2 - 33	180	100	30.000	10.000
SKT200-180X	7TCA300160R0001	SKT200-180	7TCA300120R0001	200	3,6	2 - 53	180	1.000	22.000	10.000
SKT200-180X-100	7TCA300140R0001	SKT200-180-100	7TCA300100R0001	200	3,6	2 - 53	180	100	20.000	10.000
SKT300-180X	7TCA300160R0002	SKT300-180	7TCA300120R0002	300	3,6	2 - 76	180	1.000	12.000	12.000
SKT300-180X-100	7TCA300140R0002	SKT300-180-100	7TCA300100R0002	300	3,6	2 - 76	180	100	12.000	12.000
SKT370-180X	7TCA300160R0003	SKT370-180	7TCA300120R0003	370	3,6	2 - 102	180	1.000	12.000	12.000
SKT370-180X-100	7TCA300140R0003	SKT370-180-100	7TCA300100R0003	370	3,6	2 - 102	180	100	12.000	12.000
SKT188-220X	7TCA300240R0000	SKT188-220	7TCA300200R0000	188	4,8	3 - 46	220	1.000	16.000	5.000
SKT188-220X-100	7TCA300220R0000	SKT188-220-100	7TCA300180R0000	188	4,8	3 - 46	220	100	16.000	5.000
SKT215-220X	7TCA300240R0001	SKT215-220	7TCA300200R0001	215	4,8	3 - 53	220	1000	13.000	13.000
SKT215-220X-100	7TCA300220R0001	SKT215-220-100	7TCA300180R0001	215	4,8	3 - 53	220	100	11.000	5.000
SKT250-220X	7TCA300240R0002	SKT250-220	7TCA300200R0002	250	4,8	3 - 60	220	1.000	12.000	6.000
SKT250-220X-100	7TCA300220R0002	SKT250-220-100	7TCA300180R0002	250	4,8	3 - 60	220	100	12.000	6.000
SKT300-220X	7TCA300240R0003	SKT300-220	7TCA300200R0003	300	4,8	3 - 76	220	1.000	8.000	8.000
SKT300-220X-100	7TCA300220R0003	SKT300-220-100	7TCA300180R0003	300	4,8	3 - 76	220	100	8.000	8.000
SKT370-220X	7TCA300240R0004	SKT370-220	7TCA300200R0004	370	4,8	3 - 102	220	1.000	7.000	7.000
SKT370-220X-100	7TCA300220R0004	SKT370-220-100	7TCA300180R0004	370	4,8	3 - 102	220	100	7.000	7.000
SKT300-540X	7TCA300320R0000	SKT300-540	7TCA300280R0000	300	7,6	7 - 76	540	500	5.000	1.000
SKT300-540X-100	7TCA300300R0000	SKT300-540-100	7TCA300260R0000	300	7,6	7 - 76	540	100	5.000	1.000
SKT370-540X	7TCA300320R0001	SKT370-540	7TCA300280R0001	370	7,6	7 - 102	540	500	4.000	1.000
SKT370-540X-100	7TCA300300R0001	SKT370-540-100	7TCA300260R0001	370	7,6	7 - 102	540	100	4.000	1.000
SKT450-540X-50	7TCA300300R0003	SKT450-540-50	7TCA300260R0003	450	7,6	7 - 142	540	50	2.500	1.000
SKT750-540X-50	7TCA300300R0002	SKT750-540-50	7TCA300260R0002	750	7,6	7 - 218	540	50	1.500	1.500
SKT776-780X-50	7TCA300360R0000	SKT776-780-50	7TCA300340R0000	776	9	7 - 228	780	50	1.500	500



Für jede Anforderung die passende Lösung


Weitere Kabelbinder aus dem ABB-Sortiment

Für den täglichen Einsatz und einfache Befestigungsanwendungen bietet der leistungsstarke Spec-Kon® Kabelbinder die wirtschaftlichste Lösung. Für Anwendungen mit hohen Anforderungen bietet unser umfassendes Portfolio Lösungen, die auch extremen Umwelteinflüssen standhalten.




Ty-Rap

- Premium-Kabelbinder mit antimagnetischem Stahl-nasenverschluss, der fest im Kopf verankert ist
- Große Materialvielfalt: u. a. Polypropylen, Polyamid 12, Polyamid 6,6 – je nach Anwendung
- Feste, zuverlässige und stabile Abbindequalität
- Einfache Handhabung unter schwierigsten Bedingungen, z.B. bei Vibrationen und Erschütterungen



TwistTail

- Schnell und einfach zu installierender Vollkunststoff-Kabelbinder
- Kein Werkzeug erforderlich
- Es entstehen keine scharfe Kanten
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet



Ty-Fast

- Vollkunststoff-Kabelbinder
- Der abgerundete, flache Verschlusskopf ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindekräfte
- Große Farbauswahl



Spec-Kon

- Für einfache Anwendungen
- Nur in natur oder schwarz (UV-beständig)
- Länge: bis 912 mm
- Mindestzugfestigkeit: bis 780 N

Kategorie	Ty-Fast	Spec-Kon	Ty-Rap	TwistTail
Länge	bis 1214 mm	bis 912 mm	bis 1143 mm	bis 358 mm
Mindestzugfestigkeit	bis 1120 N	bis 780 N	bis 780 N	bis 130 N
Material des Binders	Polyamid 6.6	Polyamid 6.6	Polyamid 6.6, Polyamid 4.6, Polyamid 12, Polypropylen, ETFE Fluoropolymer, ECTFE Fluoropolymer	Polyamid 6.6
Farben	mehrere	natur / schwarz	mehrere	natur / schwarz
UV-Beständigkeit	•	•	•	•
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C	-40 °C bis +85 °C	-60 °C bis +170 °C	-40 °C bis +85 °C
Entflammbarkeitsklassen	UL94 V-0, V-2	UL 94 V-2	UL94 V-0, V-2, HB	UL 94 V-2
Hitzebeständigkeit	•		•	
Flammwidrigkeit	•		•	
Montageloch	•		•	
Spreizanker	•		•	
Detektierbar			•	
Integrierte Beschriftungsfläche	•		•	
Wiederlösbar	•		•	
Werkzeuglose Montage				•

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Industriekomponenten
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg, Deutschland
Telefon: +49 6221 701-1800
Telefax: +49 6221 701-1515
E-Mail: anfrage.ik@de.abb.com

www.abb.de/kabelmanagement

Hinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. Die ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB verboten.

Copyright © 2017 ABB, alle Rechte vorbehalten