
Uudet säädettävät koje- ja remonttirasiat

Joustavuutta erilaisiin asennustilanteisiin



- Runsaasti asennustilaa
- Soveltuu haastavissakin asennustilanteissa
- Rasiayhdistelmien teko entistä helpompaa


Edestä asennettava remonttirasia
Teleskooppisella pohjaosalla

Uusi AUS74.2 kojerasia soveltuu 1-3 kipsilevyisiin seiniin.
Teleskooppisen pohjan ansiosta rasian korkeus on 54 - 70 mm.


Hyödyt

- Rasia soveltuu sekä taipuisalle muoviputkelle että kaapelille
- Teleskooppirungon ansiosta saadaan lisää asennustilaa
- Kipsilevyseinäasennuksissa säätövara 9-39 mm, 1-3 kipsilevylle
- Optimaalisen muotoilun ansiosta on runsaasti läpivientiaihioita
- Rasiayhdistelmien tekeminen on helppoa sekä vaaka- että pystysuuntaan
- Rasia on luvallista kiinnittää hirsiseinään tai puiseen seinärankaan vinoruuvauksella
- Erillistä erikoisporaa ei tarvita. Asennusreikä tehdään normaalilla rasiaporalla Ø73-74 mm






Joustavuutta erilaisiin asennustilanteisiin
Taipuisalle muoviputkelle ja kaapeliasennuksiin



Kaapeliasennus.



Taipuisa muoviputki.



Taipuisan muoviputken aihiota voidaan käyttää kaapeliasennuksiin lisäämällä vedonpoisto nippusiteillä.



Asennus, kun käytetään yhtä kipsilevyä.




Asennus, kun käytetään kahta kipsilevyä.



Asennus, kun käytetään kolmea kipsilevyä.





Kaapelit asennetaan läpivientiaihioihin ja vedonpoisto voidaan varmistaa nippusidettä käyttäen.




Rasia on luvallista kiinnittää sivuruuvauksella esimerkiksi hirsiseinään tai kiinni puiseen seinärankaan (kiinnitysruuvin kanta max. Ø6 mm).

Uusi innovatiivinen levyseinäkojerasia
Edestä asennettava kojerasia







Ylimääräisiä ruuvitolppia rasian jokaisella sivulla

Läpivientiaihiot tele-asennuskaapeleille

+/- ruuvikannat kaikissa ruuveissa


Stopparit estävät putken menemisen liian syvälle rasiaan

T-urat rasian jokaisella sivuilla rasiayhdistelmiä varten

Vinoreikäaihioit joilla rasia voidaan kiinnittää ruuveilla esim. hirsiseinään (kiinnitysruuvin kanta max. Ø 6 mm).




Rasia sopii seinävahvuuk-sille 9-39 mm (1-3 kipsilevyä)




Rasia asennetaan Ø73-74 mm asennusreikään (normaali rasiapora)

Monikäyttöisyyttä parhaimmillaan


Kaapelivedonpoistaja voidaan muuttaa taipuisalle muoviputkelle sopivaksi leikkaamalla sitä rasian pohjaa myöten. Leikkaus on helppo ja turvallinen tehdä hyödyntäen rasian pohjantasoa. Tällöin reiän halkaisija on juuri oikea Ø 20 mm joustavalle asennusputkelle.



Yhdistelmien tekeminen on helppoa ja yhdistelmiä on mahdollista tehdä jokaiseen suuntaan. Rasiat kiinnitetään toisiinsa rasian sivuilla olevilla T-urilla ilman erillisiä lisävarusteita.



Teleskooppirakenteen ansioista rasiaan saadaan tarvittaessa lisätilaa, jolloin kojeet saadaan asennettua helposti ja johdotuksille jää tilaa.





Tuotetiedot

Levyseinäkojerasia

AUS74.2 on edestä asennettava teleskooppisella pohjaosalla varustettu kojerasia 1-3 kipsilevyisiin seiniin (seinän paksuus 9 - 39 mm). Teleskooppisen pohjan ansiosta rasian korkeus on 54 - 70 mm. Asennusreiän halkaisija Ø73-74 mm (normaali rasiapora). Rasian suojausluokka on IP3X. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

	Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
	AUS74.2	11 523 72	Kojerasia levyseiniin reikä Ø73-74 mm	60




ABB:n uusi ja innovatiivinen kojerasia
Säädettävällä asennusrenkaalla


Uutta kojerasiaa voidaan käyttää monissa tilanteissa. Rasiassa on runsaasti tilaa ja asennus on helppoa haastavissa asennustilanteissa.


Hyödyt

- Asennusrenkaan rakenteen ansiosta korkeuden säätö on helppoa, nopeaa ja luotettavaa
- Säätömahdollisuus 1-2:lle kipsilevyseinille
- Lisäksi rengas mahdollistaa kojeen kiinnittämisen haluttuun asentoon
- Asennusrengasta voidaan kallistaa jopa neljä astetta
- Kaksi avointa Ø 20 mm kiintonysää joissa molemmissa Ø 16 mm supistaja ja toisessa sulkutulppa
- Rasia voidaan kiinnittää seinärankaan rankakiinnikkeillä
- ABB:n rasiatarvikkeet (yhdyskappaleet, nysät yms.) yhteensopivia tämän rasian kanssa




Ominaisuudet







Nosta tai kierrä asennusrengas haluttuun asentoon!



1. Asennusrengas säädetään avaamalla kojeen kiinnitysruuvit
2. ja kääntämällä lukitusvivut auki.



3. Rengas nostetaan haluttuun tasoon, säätövara 14 mm




4. Rengas lukitaan haluttuun korkeuteen kääntämällä lukitusvivut kiinni
5. ja sen jälkeen kiinniruuvaamalla kojeen kiinnitysruuvit.



Kiinnitystavat




Sivunaulauskiinnitys.




Kiinnitys rankakiinnikkeellä.



Kiinnitys rasiatukia käyttäen.



Yhdistelmäasennukset myös mahdollisia



Asennus, kun käytetään yhtä kipsilevyä.



Asennus, kun käytetään kahta kipsilevyä.

Lisävarusteet



Rasiatuki AS95



Rankakiinnike AS26.12



ABB:n rasiatarvikkeet (yhdyskappaleet, nysät yms.) yhteensopivia.

Kojerasia

Rasiassa on kiertyvä ja portaattomasti säätyvä asennusrengas, mikä mahdollistaa asennuksen 13-27 mm levyvahvuuksille. Rasian asennussyvyys on 55 mm ja kokonaiskorkeus 58 – 72 mm. Asennusrengasta voidaan kallistaa 0-4°. Kojerasiassa on kaksi valmiiksi avattua kiintonysää ja vastakkaisella sivulla yksi irtonysä 16/20 mm putkelle. Lisäksi neljä avattavaa aihiota sivuilla ja kaksi pohjassa. Ruuvien etäisyys c/c 60 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.



Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
AU5.6	11 523 56	Kojerasia, seinämäpaksuus 13-27 mm	50

Rasiatuki

Rasiatuki AS95 asetetaan nysäuraan. Rasiatuki soveltuu runkorakenteeltaan 66, 70, 90 ja 95 mm paksuihin seinärakenteisiin. Tarvittaessa voidaan rasiatukeen liittää tavallinen putkinysä tai putkettoman asennuksen vedonpoistajanysä. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).




Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
AS95	11 523 57	Kojerasialle AU5.6 (66 – 95 mm rangalle)	20/500


Rankakiinnike

Rankakiinnikettä AS26.12 käytetään rasian AU5.6 kanssa yksi- ja kaksilevyisissä levyseinissä. Rankakiinnike sisältää naulauslevyn puurankaan. Mahdollista kiinnittää metallirankaan ruuveilla.



Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
AS26.12	11 523 93	Rankakiinnike Naulauslevyllä 12 mm	10/100








ABB Oy
Domestic Sales
Puhelin: 010 22 11

abb.fi
abb.fi/asennustuotteet

© Copyright 2017 ABB. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

WAIM118/022018