

—  
abb.ru



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

# Cosmo

Лаконичный дизайн.

Привлекательный интерьер





# Содержание

<b>004</b> –005	<b>Дизайн</b>
<b>006</b> –007	<b>Технические особенности</b>
<b>008</b> –009	<b>Установка</b>
<b>010</b> –018	<b>Список артикулов</b>

**Cosmo – серия электроустановочных изделий,** разработанная специально для российского потребителя. Доступная цена, европейское качество, надёжность, чистые лаконичные линии, воплощённые в дизайне изделий, современные материалы, многочисленные функциональные возможности – сочетание этих уникальных качеств обеспечило привлекательность серии Cosmo для покупателя на долгие годы.

Электроустановочные изделия серии Cosmo отлично подходят для квартир, загородных домов, офисных зданий, торговых центров, гостиниц – любых объектов жилого и коммерческого строительства, как на этапе первичного строительства, так и на этапе реновации.

Серия Cosmo – это недорогие изделия с гарантией качества мирового производителя.

**Выбирая Cosmo, Вы выбираете АББ!**



# Дизайн

## Цветовые решения

Современные стильные изделия серии Cosmo: мягкие линии, востребованные классические цветовые решения гармонично впишутся в любой интерьер вне зависимости от типа помещения.


—  
01



—  
02



—  
03



—  
04



**01** Белый

**02** Крем

**03** Алюминий

**04** Титаниум



**Серия Cosmo представлена в четырех цветах.**

Традиционные базовые цвета: белый и кремовый.

Холодные металлические: алюминий и титаниум.

**Изделие серии Cosmo** – это та деталь, которая дополнит любое интерьерное решение и отлично впишется как в концепцию уютной домашней атмосферы, так и технологичную современную стилистику бизнес-офиса.



# Технические особенности

## Наши преимущества



### Быстрый и удобный монтаж

- **Компактный механизм** экономит место в монтажной коробке.
- **Индикация глубины зачистки провода** повышает удобство монтажа.
- **Функциональные стыковочные элементы** – просто осуществлять многопостовое исполнение.
- **Возможность шлейфового соединения.**
- **Винтовые зажимы кабеля**, привычные для электромонтажника.

### Безопасность

- **Исключён доступ к оголённым частям кабеля.**
- **Подпружиненные лапки «спрятаны»** – не ранят руки и не рвут упаковку.

### Гарантия от производителя. Защита от подделок

- **Несмываемый логотип АББ на цоколе механизма.**
- **Несмываемый логотип АББ на рамке.**
- **Логотип АББ на индивидуальной упаковке.**

### Надёжные и качественные материалы

- **Цоколь механизма выполнен из термопласта** – надёжный и безопасный, успешно прошёл европейский тест Glowwire 850°C. Не поддерживает горение.
- **Стальной оцинкованный суппорт** – высококачественный, прочный, устойчивый к коррозии. Отличительная особенность для данного ценового сегмента!
- **Лицевая панель – АБС-пластик** известного производителя Bayer имеет высокую устойчивость к щёлочам, жирам, бензину и прочим агрессивным средам.
- **Контактная группа изготовлена из высококачественной электротехнической латуни**, что обеспечивает высокую токопроводимость с отличными механическими показателями контактной группы.
- **Контакт – это цельная пластина**, что гарантирует плотное удержание штепсельной вилки внутри розетки.
- **Стальной толкатель контактной группы с пружиной** обеспечивает большую надёжность выключателя.
- **Никелевое покрытие заземляющего контакта** защищает его от коррозии.

### Подсветка изделий

- **Светодиодные лампы подсветки** обеспечивают длительный срок её работы, а мягкий голубой цвет не напрягает зрение.

### Соответствие стандартам:

- **ЕАС** - соответствие техническим регламентам Таможенного Союза
- **Verband Deutscher Elektrotechniker** – сертификат немецкого стандарта
- **Conformite Europeenne** – сертификат европейского соответствия
- **Бюро Веритас (Бельгия), ISO 9000** (серия международных стандартов, описывающих требования к системе управления качеством)

# Широкий функциональный ряд




- 01 Выключатель 1-клавишный
- 02 Выключатель 2-клавишный
- 03 Выключатель 3-клавишный
- 04 Выключатель 1-клавишный с подсветкой
- 05 Выключатель 2-клавишный с подсветкой
- 06 Диммер поворотный 800Вт с подсветкой
- 07 Переключатель проходной (сх.6) 1-клавишный
- 08 Переключатель проходной (сх.6) 2-клавишный
- 09 Переключатель перекрестный (сх.7) 1-клавишный
- 10 Переключатель проходной (сх.6) 1-клавишный с подсветкой
- 11 Выключатель кнопочный
- 12 Заглушка
- 13 Розетка без заземления
- 14 Розетка с заземлением
- 15 Розетка с заземлением с защитной крышкой
- 16 Розетка с заземлением с защитными шторками
- 17 Розетка двойная с заземлением
- 18 Розетка телевизионная
- 19 Розетка телефонная (RJ11 + гнездо)
- 20 Розетка информационная (RJ45 CAT6)
- 21 Розетка телевизионная + радио + спутник
- 22 Аудио розетка двойная
- 23 Звукорегулятор
- 24 Зарядное устройство USB
- 25 Выключатель жалюзи трехпозиционный
- 26 Выключатель кондиционера 3-клавишный
- 27 Датчик движения
- 28 Карточный выключатель с задержкой отключения

Полный функциональный ряд представлен в разделе «Список артикулов»


# Установка

## Комплектация готового изделия





01



02

**01 Рамка****02 Механизм  
с накладкой**


Рамки универсальные: подходят как для горизонтального, так и для вертикального монтажа, от одного до четырёх постов



Размеры рамок указаны в мм.


# Габаритные размеры изделия

## Выключатель



- Ввод проводов с тыльной стороны
- 40 000 циклов включения и выключения проверены тестированием на заводе-изготовителе


## Розетка




- Ввод проводов с верхней стороны

# Список артикулов



## Выключатели

Продукт	Артикул			Продукт	Артикул		
	<b>Выключатель 1-клавишный</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Винтовое соединение				<b>Выключатель 1-клавишный с подсветкой</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Ориентационная подсветка LED голубого цвета Номинальный ток лампы подсветки: 0,6 - 1 мА Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-200</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-201</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-200</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-201</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-200</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-201</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-200</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-201</b>	12	72
	<b>Выключатель 2-клавишный</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Винтовое соединение				<b>Выключатель 2-клавишный с подсветкой</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Ориентационная подсветка LED голубого цвета Номинальный ток лампы подсветки: 0,6 - 1 мА Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-202</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-203</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-202</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-203</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-202</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-203</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-202</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-203</b>	12	72
	<b>Выключатель кнопочный</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Нормально-открытый контакт (НОК) Винтовое соединение				<b>Выключатель кнопочный с подсветкой</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Нормально-открытый контакт (НОК) Ориентационная подсветка LED голубого цвета Номинальный ток лампы подсветки: 0,6 - 1 мА Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-205</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-206</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-205</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-206</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-205</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-206</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-205</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-206</b>	12	72
	<b>Выключатель кнопочный с символом "ключ"</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Нормально-открытый контакт (НОК) Винтовое соединение				<b>Выключатель кнопочный с символом "звонок"</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Нормально-открытый контакт (НОК) Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-204</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-207</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-204</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-207</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-204</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-207</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-204</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-207</b>	12	72

Продукт	Артикул			Продукт	Артикул		
	<b>Выключатель кнопочный с полем для надписи</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Нормально-открытый контакт (НОК) Винтовое соединение				<b>Выключатель кнопочный 2-клавишный</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Нормально-открытый контакт (НОК) Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-208</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-257</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-208</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-257</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-208</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-257</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-208</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-257</b>	12	72
	<b>Проходной переключатель 1-клавишный (схема 6)</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Винтовое соединение				<b>Проходной переключатель 1-клавишный с подсветкой (схема 6)</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Ориентационная подсветка LED голубого цвета Номинальный ток лампы подсветки: 0,6 - 1 мА Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-209</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-210</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-209</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-210</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-209</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-210</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-209</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-210</b>	12	72
	<b>Проходной переключатель 2-клавишный (схема 6)</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Винтовое соединение				<b>Перекрестный переключатель 1-клавишный (схема 7)</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-211</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-214</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-211</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-214</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-211</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-214</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-211</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-214</b>	12	72
	<b>Выключатель 3-клавишный</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Винтовое соединение				<b>Выключатель кондиционера 3-клавишный</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А С маркировкой клавиш Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-254</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-279</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-254</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-279</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-254</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-279</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-254</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-279</b>	12	72

# Список артикулов

## Выключатели / Розетки

Продукт	Артикул			Продукт	Артикул		
	<b>Выключатель кнопочный 2-клавишный для управления жалюзи</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Винтовое соединение				<b>Выключатель для управления жалюзи 3-позиционный</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А С фиксацией клавиши Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-216</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-297</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-216</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-297</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-216</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-297</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-216</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-297</b>	12	72
	<b>Выключатель двухполюсный</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 16 А Винтовое соединение				<b>Выключатель двухполюсный с подсветкой</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 16 А Ориентационная подсветка LED голубого цвета Номинальный ток лампы подсветки: 0,6 - 1 мА Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-269</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-236</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-269</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-236</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-269</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-236</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-269</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-236</b>	12	72
	<b>Проходной переключатель (схема 6) и выключатель кнопочный</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Переключатель сх.6 + кнопка НОК Винтовое соединение						
Белый	<b>619-010200-281</b>	12	72				
Крем	<b>619-010300-281</b>	12	72				
Алюминий	<b>619-011000-281</b>	12	72				
Титаниум	<b>619-011400-281</b>	12	72				
	<b>Розетка без заземления</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 16 А Без заземления Винтовое соединение				<b>Розетка с заземлением</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 16 А С заземлением (SCHUKO) Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-215</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-217</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-215</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-217</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-215</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-217</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-215</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-217</b>	12	72

Продукт	Артикул			Продукт	Артикул		
	<b>Розетка без заземления, с защитными шторками</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 16 А Без заземления, со шторками Цвет шторок: красный Винтовое соединение				<b>Розетка с заземлением, с защитными шторками</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 16 А С заземлением (SCHUKO), с защитными шторками Шторки красного цвета Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-286</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-243</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-286</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-243</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-286</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-243</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-286</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-243</b>	12	72
	<b>Розетка с заземлением французский стандарт</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 16 А С заземлением французского стандарта Винтовое соединение				<b>Розетка с заземлением французский стандарт, с защитными шторками</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 16 А С заземлением французского стандарта С защитными шторками Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-268</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-263</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-268</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-263</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-268</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-263</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-268</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-263</b>	12	72
	<b>Розетка с заземлением, с защитной крышкой</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 16 А С заземлением (SCHUKO), с крышкой Степень защиты: IP20 Винтовое соединение				<b>Розетка двойная без заземления</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 16 А Без заземления С рамкой, для установки в одну монтажную коробку Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-218</b>	12	72	Белый	<b>632-010200-908</b>	10	60
Крем	<b>619-010300-218</b>	12	72	Крем	<b>632-010300-908</b>	10	60
Алюминий	<b>619-011000-218</b>	12	72	Алюминий	<b>632-011000-908</b>	10	60
Титаниум	<b>619-011400-218</b>	12	72	Титаниум	<b>632-011400-908</b>	10	60
	<b>Розетка двойная с заземлением</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 16 А С заземлением (SCHUKO) С рамкой, для установки в одну монтажную коробку Винтовое соединение						
Белый	<b>632-010200-907</b>	10	60				
Крем	<b>632-010300-907</b>	10	60				
Алюминий	<b>632-011000-907</b>	10	60				
Титаниум	<b>632-011400-907</b>	10	60				


# Список артикулов Телекоммуникация


Продукт	Артикул			Продукт	Артикул		
	<b>Розетка TF (RJ11 + гнездо)</b> RJ11 с 4-мя контактами Телефонная розетка - один пост, второй пост- заглушка				<b>Розетка TF двойная (RJ11)</b> RJ11 с 4-мя контактами Двойная телефонная розетка		
Белый	<b>619-010200-221</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-222</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-221</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-222</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-221</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-222</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-221</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-222</b>	12	72
	<b>Розетка информационная (RJ45 CAT6 + гнездо)</b> RJ45, категория 6 + заглушка Изготовлен в соответствии с TIA / EIA-568 Маркировка в соответствии с EIA / TIA 568 А и В				<b>Розетка информационная двойная (RJ45 CAT6)</b> 2 x RJ45, категория 6 Изготовлен в соответствии с TIA / EIA-568 Маркировка в соответствии с EIA / TIA 568 А и В		
Белый	<b>619-010200-247</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-248</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-247</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-248</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-247</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-248</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-247</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-248</b>	12	72
	<b>Розетка TF (RJ11) + информационная (RJ45 CAT6)</b> RJ45, категория 6 + RJ11 (4 контакта) Изготовлен в соответствии с TIA / EIA-568 Маркировка в соответствии с EIA / TIA 568 А и В				<b>Розетка TV без потерь с экранированием</b> Простая, для схемы "Звезда" Рабочая частота: 5 - 862 МГц Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-249</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-274</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-249</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-274</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-249</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-274</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-249</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-274</b>	12	72
	<b>Розетка TV проходная с экранированием</b> Рабочая частота: 5 - 862 МГц Затухание: 8дБ Винтовое соединение				<b>Розетка TV оконечная с экранированием</b> Рабочая частота: 5 - 862 МГц Затухание: 8дБ Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-272</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-273</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-272</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-273</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-272</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-273</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-272</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-273</b>	12	72

Продукт	Артикул			Продукт	Артикул		
	<b>Розетка спутниковая (RG6, F-разъем)</b> Рабочая частота: 5 - 2400 МГц Тип разъема - RG6 F-тип Винтовое соединение				<b>Розетка спутниковая (F-разъем)</b> Рабочая частота: 5 - 2400 МГц Тип разъема: F-тип Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-180</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-280</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-180</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-280</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-180</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-280</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-180</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-280</b>	12	72
	<b>Розетка проходная TV + спутник</b> Рабочая частота: 5 - 2400 МГц Затухание: 7дБ-10дБ-12дБ-15дБ-20дБ Винтовое соединение				<b>Розетка оконечная TV + спутник</b> Рабочая частота: 5 - 2400 МГц Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-289</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-290</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-289</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-290</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-289</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-290</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-289</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-290</b>	12	72
	<b>Розетка проходная TV + радио + спутник</b> Рабочая частота: 5 - 2400 МГц Затухание: 7 дБ-10 дБ-12 дБ-15 дБ-20 дБ Винтовое соединение				<b>Розетка оконечная TV + радио + спутник</b> Рабочая частота: 5 - 2400 МГц Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-233</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-234</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-233</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-234</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-233</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-234</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-233</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-234</b>	12	72
	<b>Розетка аудио двойная</b> с кнопчными клеммами						
Белый	<b>619-010200-241</b>	12	72				
Крем	<b>619-010300-241</b>	12	72				
Алюминий	<b>619-011000-241</b>	12	72				
Титаниум	<b>619-011400-241</b>	12	72				

# Список артикулов

## Электроника / Рамки и заглушки

Продукт	Артикул			Продукт	Артикул		
	<b>Диммер поворотный с подсветкой 800 Вт</b> Номинальное напряжение: 220 В ~ Номинальная частота: 50-60 Гц Номинальная мощность: 40-800 Вт Рекомендуется для ламп накаливания и галогенных ламп 220В Винтовое соединение				<b>Розетка зарядное устройство USB, 500 мА</b> Номинальное напряжение: 110В -245В ~ Номинальное выходное напряжение: 5В постоянного тока Выходной ток (ток заряда): 500 мА Голубой светодиод LED - индикация заряда Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-192</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-142</b>	1	6
Крем	<b>619-010300-192</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-142</b>	1	6
Алюминий	<b>619-011000-192</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-142</b>	1	6
Титаниум	<b>619-011400-192</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-142</b>	1	6
	<b>Подсветка</b> Номинальное напряжение: 160 В - 250 В ~ Потребляемая мощность ≤ 5Вт Винтовое соединение				<b>Подсветка с выключателем</b> Номинальное напряжение: 160В - 250 В ~ Потребляемая мощность ≤ 5Вт С кнопкой включить/выключить Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-184</b>	1	6	Белый	<b>619-010200-185</b>	1	6
Крем	<b>619-010300-184</b>	1	6	Крем	<b>619-010300-185</b>	1	6
Алюминий	<b>619-011000-184</b>	1	6	Алюминий	<b>619-011000-185</b>	1	6
Титаниум	<b>619-011400-184</b>	1	6	Титаниум	<b>619-011400-185</b>	1	6
	<b>Датчик движения</b> Номинальное напряжение: 220 В ~ Номинальная мощность 40-200 Вт Для корректной работы механизма требуется минимальная нагрузка в 40 Вт Номинальная частота: 50-60 Гц Обнаружение 5 м Горизонтальный угол обнаружения 110 ° Вертикальный угол обнаружения 50 ° Задержка выключения: от 40 сек. до 10 мин. Винтовое соединение				<b>Датчик движения релейный</b> Номинальное напряжение: 220 В ~ Номинальная частота: 50-60 Гц Для всех типов нагрузки, включая LED Обнаружение 5 м Горизонтальный угол обнаружения 110 ° Вертикальный угол обнаружения 50 ° Задержка выключения: от 40 сек. до 10 мин. С заземлением Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-264</b>	1	6	Белый	<b>619-010200-262</b>	1	6
Крем	<b>619-010300-264</b>	1	6	Крем	<b>619-010300-262</b>	1	6
Алюминий	<b>619-011000-264</b>	1	6	Алюминий	<b>619-011000-262</b>	1	6
Титаниум	<b>619-011400-264</b>	1	6	Титаниум	<b>619-011400-262</b>	1	6
	<b>Звукорегулятор</b> 11 уровней громкости Для громкоговорителей с импедансом 8 Ом и 4 Ом Максимальное напряжение - 30В Максимальная мощность - 5Вт Винтовое соединение				<b>Карточный выключатель с брелоком</b> Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 10 А Принцип работы кнопочного выключателя НОК Ключ-брелок в комплекте Винтовое соединение		
Белый	<b>619-010200-261</b>	12	72	Белый	<b>619-010200-266</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-261</b>	12	72	Крем	<b>619-010300-266</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-261</b>	12	72	Алюминий	<b>619-011000-266</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-261</b>	12	72	Титаниум	<b>619-011400-266</b>	12	72

Продукт	Артикул			Продукт	Артикул		
	<b>Карточный выключатель с задержкой выключения</b> Номинальное напряжение: 170-250 В ~ Работает в паре с модулем управления 16А, 2х16А, 16 + 30А Задержка отключения 15 ~ 20 секунд. Подходит для стандартных карт 54 мм				<b>Модуль электронный релейный 16А</b> Номинальное напряжение: 170-250 В ~ Номинальный ток: 16А Потребление собственных нужд: 4,4Вт Устройство представляет собой электромеханическое реле с включающей способностью 16А/250В и встроенным блоком питания 12В постоянного тока для монтажа на DIN-рейку		
Белый	<b>619-010200-265</b>	12	72		<b>666-000016-126</b>	1	6
Крем	<b>619-010300-265</b>	12	72				
Алюминий	<b>619-011000-265</b>	12	72				
Титаниум	<b>619-011400-265</b>	12	72				
	<b>Модуль электронный релейный 2 X 16А</b> Номинальное напряжение: 170-250 В ~ Номинальный ток: 2х16А Потребление собственных нужд: 4,4Вт Устройство представляет собой двухканальное электромеханическое реле с включающей способностью 2х16А/250В и встроенным блоком питания 12В постоянного тока для монтажа на DIN-рейку				<b>Модуль электронный релейный 16А + 30А</b> Номинальное напряжение: 170-250 В ~ Номинальный ток: 16А+30А Потребление собственных нужд: 4,4Вт Устройство представляет собой двухканальное электромеханическое реле с включающей способностью 16А+30А/250В и встроенным блоком питания 12В постоянного тока для монтажа на DIN-рейку		
	<b>666-000216-126</b>	1	6		<b>666-003016-126</b>	1	6
	<b>Заглушка</b>				<b>Рамка 1 поста</b> Подходит для горизонтального и вертикального монтажа		
Белый	<b>619-010200-299</b>	12	72	Белый	<b>612-010200-271</b>	12	72
Крем	<b>619-010300-299</b>	12	72	Крем	<b>612-010300-271</b>	12	72
Алюминий	<b>619-011000-299</b>	12	72	Алюминий	<b>612-011000-271</b>	12	72
Титаниум	<b>619-011400-299</b>	12	72	Титаниум	<b>612-011400-271</b>	12	72
	<b>Рамка 2 поста</b> Подходит для горизонтального и вертикального монтажа				<b>Рамка 3 поста</b> Подходит для горизонтального и вертикального монтажа		
Белый	<b>612-010200-226</b>	12	72	Белый	<b>612-010200-227</b>	12	72
Крем	<b>612-010300-226</b>	12	72	Крем	<b>612-010300-227</b>	12	72
Алюминий	<b>612-011000-226</b>	12	72	Алюминий	<b>612-011000-227</b>	12	72
Титаниум	<b>612-011400-226</b>	12	72	Титаниум	<b>612-011400-227</b>	12	72

Продукт	Артикул			Продукт	Артикул		
	<b>Рамка 4 поста</b> Подходит для горизонтального и вертикального монтажа						
							
Белый	<b>612-010200-228</b>	12	72				
Крем	<b>612-010300-228</b>	12	72				
Алюминий	<b>612-011000-228</b>	12	72				
Титаниум	<b>612-011400-228</b>	12	72				

 Количество в малой коробке  Количество в большой коробке



# Заметки

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





# Заметки

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for taking notes.

## Наши контакты

### Российская Федерация

117335, Москва,  
Нахимовский пр., 58  
Тел.: +7 (495) 777 2220  
Факс: +7 (495) 777 2221

420061, Казань,  
ул. Н. Ершова, 1а, оф. 770, 772  
Тел.: +7 (843) 570 66 73  
Факс: +7 (843) 570 66 74

344065, Ростов-на-Дону,  
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52  
Тел.: +7 (863) 268 9009  
Факс: +7 (863) 268 9009

194044, Санкт-Петербург,  
ул. Гельсингфорсская, 2А  
Тел.: +7 (812) 332 9900  
Факс: +7 (812) 332 9901

350049, Краснодар,  
ул. Красных Партизан, 218  
Тел.: +7 (861) 221 1673  
Факс: +7 (861) 221 1610

443013, Самара,  
Московское шоссе, 4 А, стр. 2  
Тел.: +7 (846) 269 6010  
Факс: +7 (846) 269 6010

400005, Волгоград,  
пр. Ленина, 86, оф. 315  
Тел.: +7 (8442) 243 700  
Факс: +7 (8442) 243 700

660135, Красноярск,  
ул. Взлетная, 5, стр. 1, оф. 512  
Тел.: +7 (391) 249 6399  
Факс: +7 (391) 249 6399

450077, Уфа,  
ул. Верхнеторговая площадь, 6, оф.401  
Тел.: +7 (347) 216 5050  
Факс: +7 (347) 216 5050

394006, Воронеж,  
ул. Свободы, 73, оф. 303  
Тел.: +7 (473) 250 5345  
Факс: +7 (473) 250 5345

603155, Нижний Новгород,  
ул. Максима Горького, 262, оф. 24  
Тел.: +7 (831) 275 8222  
Факс: +7 (831) 275 8223

680030, Хабаровск,  
ул. Постышева, 22А, оф. 307  
Тел.: +7 (4212) 400 899  
Факс: +7 (4212) 400 899

620075, Екатеринбург,  
ул. Энгельса, 36, оф. 1201  
Тел.: +7 (343) 351 1135  
Факс: +7 (343) 351 1145

630073, Новосибирск,  
пр. Карла Маркса, 47/2, оф. 503  
Тел.: +7 (383) 227 82 00  
Факс: +7 (383) 227 82 00

428032, Чебоксары,  
Площадь Речников, 3  
Тел.: +7 (835) 222 0722  
Факс: +7 (835) 222 0722

664033, Иркутск,  
ул. Лермонтова, 257, оф. 315  
Тел.: +7 (3952) 56 2200  
Факс: +7 (3952) 56 2202

614077, Пермь,  
ул. Аркадия Гайдара, 8 Б, оф.401  
Тел.: +7 (342) 211 1191  
Факс: +7 (342) 211 1192

#### Республика Беларусь

220007, Минск,  
ул.Толстого, 10, оф. 297  
Тел.: +375 17 227 2192 (93, 94)  
Факс: +375 17 227 2190

#### Республика Казахстан

050004, Алматы,  
пр. Абылай хана, 58  
Тел.: +7 727 258 3838  
Факс: +7 727 258 3839

[www.abb.ru](http://www.abb.ru)

Контактный центр обслуживания клиентов АББ в России  
Бесплатный звонок: 8 800 500 222 0  
e-mail: [contact.center@ru.abb.com](mailto:contact.center@ru.abb.com)

