

Assimilatiebelichting

Belichtingscombinatie op adapter UL/CSA-gecertificeerd



Assimilatiebelichting is de toepassing van kunstlicht voor de plantengroei in de glastuinbouw. Beveiligings- en besturingscomponenten zorgen voor de juiste aansturing van de assimilatiebelichting.

De DWAF-assimilatie belichtingscombinatie is speciaal ontwikkeld voor besturingskasten in de glastuinbouw. De typische opbouw van een assimilatiebelichting besturingskast is op een stroomrails verdeelsysteem. De belichtingscombinatie is opgebouwd uit een stroomrailadapter die op de stroomrail wordt geklikt, een zekeringhouder en een magneetschakelaar.



Door de omgevingstemperatuur in een kas en het niet kunnen ventileren van de besturingskast ontstaat een hoge oplopende temperatuur in de besturingskast. Het uitgekende concept van de DWAF-assimilatie belichtingscombinatie voorziet in een lagere warmteontwikkeling.

Bouwvorm

De belichtingscombinatie heeft een bouwvorm van 63mm. De zekering houder is 54 mm en de magneetschakelaar 45 mm breed. Hierdoor blijft er aan beide zijden een ruimte van 4,5 mm over om de overtollige warmte gemakkelijk af te voeren.

UL/CSA gekeurd

Voor de Amerikaanse en de Canadese markt is de hele belichtingscombinatie inclusief stroomrailadapter en componenten goedgekeurd volgens UL/CSA.



DWAF 26-30-DR93500

Bestelgegevens

Typenummer	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving
DWAF 26-30-DR93 250-500VAC/DC	DWAF26-30-DR93500	8712507452382	DWAF-assimilatie belichtingscombinatie

Technische gegevens

Spoelspanning magneetschakelaar:	250-500 VAC/DC
Zekeringen:	20 A
Adapter:	Wohner 63 mm
Warmte dissipatie combinatie:	<6W per pool
Aandraaimoment magneetschakelaar:	2,5 Nm
Aandraaimoment zekering houder:	2,2 Nm

Keurmerken

