DECISION TABLE FOR SHEETS INCLUDED DEPENDING ON HARDWARE VARIANT

REM 54_ HARDWARE VARIANTS

		REM543_212AAA_/CAA_	REM543_212AAB_/CAB_	REM543_213AAA_/CAA_	REM543_213AAB_/CAB_	REM543_214AAA_/CAA_	REM543_214AAB_/CAB_	REM543_215AAA_/CAA_	REM543_215AAB_/CAB_	REM543_216AAA_/CAA_	REM543_216AAB_/CAB_	REM543_217AAA_/CAA_	REM543_217AAB_/CAB_	REM543_218AAA_/CAA_	REM543_218AAB_/CAB_	REM543_219AAA_/CAA_	REM543_219AAB_/CAB_		REM545_222AAA_/CAA_	REM545_222AAB_/CAB_	REM545_223AAA_/CAA_	REM545_223AAB_/CAB_	REM545_224AAA_/CAA_	REM545_224AAB_/CAB_	REM545_225AAA_/CAA_	REM545_225AAB_/CAB_	REM545_226AAA_/CAA_	REM545_226AAB_/CAB_	REM545_227AAA_/CAA_	REM545_227AAB_/CAB_	REM545_228AAA_/CAA_	REM545_228AAB_/CAB_	REM545_229AAA_/CAA_	REM545_229AAB_/CAB_	SHEETS INCLUDED
SELECTED VARIANT (X) ->																																		
MODULES INCLUDED																																		2,3
MIM	CT 1/5 A	4	4	4	4	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8		4	4	4	4	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	SEE TABLE 1
	CT 0.2/1 A	1	1	1	1														1	1	1	1													
	VT 100V	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1		4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	
	Sensor Inputs		9		9		9		9		9		9		9		9			9		9		9		9		9		9		9		9	
CPU		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
PS1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,24
BIO1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
BIO2																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26
RTD1				1	1			1	1			1	1			1	1				1	1			1	1			1	1			1	1	27
MMI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

REM543AM213AABA

- MACHINE TERMINAL TYPE
- SOFTWARE REVISION
- FUNCTIONALITY LEVEL: M=MOTOR, G=GENERATOR
- HARDWARE NUMBER
- AUX. VOLTAGE ; BINARY INPUT RANGE
  A=110-220VDC/110-240VAC ; 80-265VDC
  C= 24-60VDC ; 18-265 VDC
- RESERVED FOR FURTHER USE
- A= WITHOUT SENSOR , B=WITH SENSOR
- A= LOCAL MMI , B= EXTERNAL MMI

MIM4149

- QTY OF CT 1/5A
- QTY OF CT 0.2/1A
- QTY OF VT 100V
- QTY OF SENSORS

TRANSFORMER AND SENSOR MODULE	SHEETS INCLUDED
MIM4140 (MOTOR)	4
MIM6030 (MOTOR)	5
MIM7020 (MOTOR)	6
MIM8010 (MOTOR)	(7)
MIM4140 (GENERATOR)	8
MIM6030 (GENERATOR)	9
MIM7020 (GENERATOR)	10
MIM8010 (GENERATOR)	11
MIM4140+RTXP 24 (M)	12
MIM6030+RTXP 24 (M)	13
MIM7020+RTXP 24 (M)	14
MIM8010+RTXP 24 (M)	(15)
MIM4140+RTXP 24 (G)	16
MIM6030+RTXP 24 (G)	17
MIM7020+RTXP 24 (G)	18
MIM8010+RTXP 24 (G)	19
MIM4149	20
MIM6039	21
MIM7029	22
MIM8019	23

SELECTED TYPE

TABLE 1

MODULE TYPES

MODULE	DESCRIPTION
MIM____	TRANSFORMER AND SENSOR MODULE (see table 1)
CPU	CENTRAL PROCESSOR MODULE
PS1	POWER SUPPLY MODULE 1 (AND BINARY I/O)
BIO1	BINARY IN/OUT MODULE 1
BIO2	BINARY IN/OUT MODULE 2
RTD1	RTD/ANALOGUE MODULE
MMI	MAN-MACHINE INTERFACE

AUX. VOLTAGE	BINARY INPUT RANGE
24-60VDC	18-265VDC
110-220VDC or 110-240VAC	80-265VDC


BINARY INPUT RANGE
18-265VDC
80-265VDC

BINARY INPUT RANGE
18-265VDC
80-265VDC


SELECTED TYPE

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE	PROJ	LEHTI SHEET 1 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A


MUUTOS REVISION C B



101 RTXP 24




DESIGNATION CORRESPONDING TO CASING		
MODULE	FRONT	REAR CONNECTOR
MIM	S1,S2	X1.1 and X2.1 ... X2.9
CPU	S3	X3.1 ... X3.4
PS1	S4	X4.1 and X4.2
BIO1	S5	X5.1 and X5.2
RTD1	S6	X6.1 and X6.2
BIO2	S7	X7.1 and X7.2



TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE / PROJ		LEHTI SHEET 2 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION
C
B



MODULE	POSITION	
	FRONT	REAR
CPU	S3	X3.3 and X3.4
PS1	S4	X4.1 and X4.2


1) DATA COMMUNICATION , RS485
LON BUS OR SPA BUS, SELECTABLE.
USE THE FIBRE-OPTIC INTERFACE
MODULE RER 103 FOR GALVANIC
ISOLATION.

2) CABLE TO EXTERNAL MMI, IF USED.

3) OPTICAL PORT FROM MMI (LOCAL OR EXTERNAL).
CONNECTION MADE WITH A SPECIAL
OPTICAL INTERFACE CABLE.

TEKI PREPARED: 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME: TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_	
TARKASTI CHECKED: T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED: K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE / PROJ		LEHTI SHEET: 3 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT.: RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO: 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION: A


MUUTOS REVISION	
C	
B	



MODULE	POSITION	
	FRONT	REAR
MIM4140	S1,S2	X1.1

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM4140	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE / PROJ		LEHTI SHEET 4 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A


MUUTOS REVISION
C
B



	POSITION	
MODULE	FRONT	REAR
MIM6030	S1,S2	X1.1

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING		NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM6030	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES			
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE	PROJ		LEHTI SHEET 5 / 27
ABB Substation Automation Oy		OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A


MUUTOS REVISION
C
B



MODULE	POSITION	
	FRONT	REAR
MIM7020	S1,S2	X1.1

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM7020	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE PROJ		LEHTI SHEET 6 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A


MUUTOS REVISION
C
B



	POSITION	
MODULE	FRONT	REAR
MIM4140	S1,S2	X1.1

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM4140	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE PROJ		LEHTI SHEET 8 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A


MUUTOS REVISION	
C	
B	



MODULE	POSITION	
	FRONT	REAR
MIM6030	S1,S2	X1.1

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM6030	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE PROJ		LEHTI SHEET 9 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A


MUUTOS REVISION	
C	
B	



	POSITION	
MODULE	FRONT	REAR
MIM7020	S1,S2	X1.1

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM7020	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE PROJ		LEHTI SHEET 10 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION
C
B




	POSITION	
MODULE	FRONT	REAR
MIM8010	S1,S2	X1.1

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM8010	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE PROJ		LEHTI SHEET 11 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION	
C	
B	

MIM4140, TRANSFORMER MODULE + RTXP 24




	POSITION	
MODULE	FRONT	REAR
MIM4140	S1,S2	X1.1

101
RTXP 24
RK 926 315-AG

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM4140 + RTXP 24	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE	PROJ	LEHTI SHEET 12 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION
C
B




MODULE	POSITION	
	FRONT	REAR
MIM6030	S1,S2	X1.1

101
RTXP 24
RK 926 315-AH


TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM6030 + RTXP 24	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE PROJ		LEHTI SHEET 13 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION
C
B




TEKI PREPARED	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME
29-03-2001 S.Bjorklund		TERMINAL DIAGRAM
TARKASTI CHECKED	TOLERANSSIT TOLERANCES	MACHINE TERMINAL
T.Sonntag		REM 54_ , MIM7020 + RTXP 24
HYVÄKSYI APPROVED	SUHDE SCALE / PROJ	LEHTI SHEET
K.Latva-Rasku		14 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA
		PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION
C
B




TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM4140 + RTXP 24
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES	
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE / PROJ	LEHTI SHEET 16 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA / PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION C B



TEKI PREPARED	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME
29-03-2001 S.Bjorklund		TERMINAL DIAGRAM
TARKASTI CHECKED	TOLERANSSIT TOLERANCES	MACHINE TERMINAL
T.Sonntag		REM 54_ , MIM6030 + RTXP 24
HYVÄKSYI APPROVED	SUHDE SCALE / PROJ	LEHTI SHEET
K.Latva-Rasku		17 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA
		PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION	
C	
B	




	POSITION	
MODULE	FRONT	REAR
MIM7020	S1,S2	X1.1

101
RTXP 24
RK 926 315-BE

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM7020 + RTXP 24	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE	PROJ	LEHTI SHEET 18 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A


MUUTOS REVISION
C
B



	POSITION	
MODULE	FRONT	REAR
MIM8010	S1,S2	X1.1

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM8010 + RTXP 24	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE / PROJ		LEHTI SHEET 19 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A


MUUTOS REVISION C B



MODULE	POSITION	
	FRONT	REAR
MIM4149	S1,S2	X1.1 and X2.1 ... X2.9

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM4149	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE PROJ		LEHTI SHEET 20 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A


MUUTOS REVISION
C
B



MODULE	POSITION	
	FRONT	REAR
MIM4149	S1,S2	X1.1 and X2.1 ... X2.9

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM6039	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE PROJ		LEHTI SHEET 21 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A


MUUTOS REVISION
C
B



MODULE	POSITION	
	FRONT	REAR
MIM4149	S1,S2	X1.1 and X2.1 ... X2.9

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM7029	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE / PROJ		LEHTI SHEET 22 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION
C
B




MODULE	POSITION	
	FRONT	REAR
MIM4149	S1,S2	X1.1 and X2.1 ... X2.9

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , MIM8019	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE PROJ		LEHTI SHEET 23 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION
C
B

PS1 , POWER SUPPLY MODULE 1, BINARY IN/OUT




BINARY INPUT RANGE
18-265VDC
80-265VDC

MODULE	POSITION	
	FRONT	REAR
PS1	S4	X4.1 and X4.2

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_, PS1-MODULE, BINARY IN/OUT	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE / PROJ		LEHTI SHEET 24 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION
C
B




BINARY INPUT RANGE
18-265VDC
80-265VDC

MODULE	POSITION	
	FRONT	REAR
BIO1	S5	X5.1 and X5.2

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , BIO1-MODULE, BINARY IN/OUT	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE PROJ		LEHTI SHEET 25 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION
C
B

BIO2, BINARY IN/OUT MODULE 2




BINARY INPUT RANGE	
	18-265VDC
	80-265VDC

MODULE	POSITION	
	FRONT	REAR
BIO2	S7	X7.1 and X7.2

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , BIO2-MODULE, BINARY IN/OUT	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE PROJ		LEHTI SHEET 26 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION
C
B

RTD1, ANALOGUE IN/OUT MODULE



MODULE	POSITION	
	FRONT	REAR
RTD1	S6	X6.1 and X6.2

TEKI PREPARED 29-03-2001 S.Bjorklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM MACHINE TERMINAL REM 54_ , RTD1-MOFULE, ANALOGUE I/O	
TARKASTI CHECKED T.Sonntag	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE / PROJ		LEHTI SHEET 27 / 27
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010245-AAA	PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION	
C	
B	