



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-DE.ME77.B.03536

Серия RU № 0751193

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Место нахождения (адрес юридического лица): 117335, Россия, город Москва, Нахимовский проспект, д.58, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Eppelheimer Str. 82 69123 Heidelberg

ПРОДУКЦИЯ

Контакты, серий: EN24, EN40, ESB24, ESB40, ESB63, B6, B7, BC6, BC7, TBC7, VB6, VB7, VBC6, VBC7 согласно приложению, Серийный выпуск, (см. Приложение – бланк № 0563336)

КОД ТН ВЭД ТС 8536508000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний № 68/01N10E от 26.10.2018, № 71/01N10E от 29.10.2018, № 78/01N10E от 31.10.2018, RA.RU.21XY01 от 01.04.2015, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность"; акт о результатах анализа состояния производства № AA-541/2018 от 22.10.2018 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, срок хранения и службы указаны в сопроводительной документации изготовителя. ГОСТ IEC 60947-4-1-2015, Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 4-1. Контакты и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

31.10.2018

ПО

30.10.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC

RU C-DE.ME77.B.03536

Серия RU № 0563336

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Контакторы, серий: EN24, EN40: количество нормально открытых и нормально закрытых силовых контактов: 40, 30, 31, 20; напряжение питания катушки управления: от 24 В до 230 В переменного/постоянного тока; ESB24, ESB40, ESB63: количество нормально открытых и нормально закрытых силовых контактов: 40, 30, 31, 22, 20, 13, 04; напряжение питания катушки управления: от 12 В до 415 В переменного/постоянного тока; B6, B7: «S» – версия для подключения к ПЛК; «D» – версия со встроенным ограничительным диодом; количество нормально открытых и нормально закрытых силовых контактов: 40, 30, 31, 22, 20, 03; количество нормально открытых и нормально закрытых дополнительных контактов: 10, 01, 11, 00; «F» – версия с штыревыми клеммами; «P» – версия с клеммами под пайку; «1.4», «1.7», «2.8» – версии с пониженным энергопотреблением; код катушки управления: от 01 до 85 (от 12 В до 500В переменного тока); BC6, BC7, TBC7: «T» – версия с широким диапазоном питающего напряжения катушки управления; количество нормально открытых и нормально закрытых силовых контактов: 40, 30, 31, 21, 22; количество нормально открытых и нормально закрытых дополнительных контактов: 10, 01, 11, 00; «F» – версия с штыревыми клеммами; «P» – версия с клеммами под пайку; «1.4», «2.4» – версии с пониженным энергопотреблением; код катушки управления: от 01 до 85 (от 6 В до 240В постоянного тока и от 230 В до 415 В переменного тока); VB6, VB7: «A» – версия с механической блокировкой; «S» – версия для подключения к ПЛК; «D» – версия со встроенным ограничительным диодом; количество нормально открытых и нормально закрытых силовых контактов: 40, 30; количество нормально открытых и нормально закрытых дополнительных контактов: 10, 01, 11, 00; «F» – версия с штыревыми клеммами; «P» – версия с клеммами под пайку; «1.4», «2.4» – версии с пониженным энергопотреблением; код катушки управления: от 01 до 85 (от 12 В до 500В переменного тока); VBC6, VBC7: «A» – версия с механической блокировкой; количество нормально открытых и нормально закрытых силовых контактов: 40, 30, 31, 21, 22; количество нормально открытых и нормально закрытых дополнительных контактов: 10, 01, 00; «F» – версия с штыревыми клеммами; «P» – версия с клеммами под пайку; «1.4», «2.4» – версии с пониженным энергопотреблением; код катушки управления: от 01 до 85 (от 6 В до 240В постоянного тока и от 230 В до 415 В переменного тока)	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись
подпись

Никитин Юрий Николаевич

инициалы, фамилия

Дружинин Владимир Алексеевич

инициалы, фамилия