

INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI DI BASSA TENSIONE EMAX E1.2

Sace Emax 2

Istruzioni di installazione, di esercizio e di manutenzione per l'installatore e l'utilizzatore



Indice

Giossario	3
Introduzione	4
1 - Contenuto	4
2 - Sicurezza	5
3 - Normative	6
Operazioni di gestione	7
1 - Trasporto e controlli al ricevimento	7
2 - Disimballo e movimentazione	10
3 - Descrizione	12
4 - Condizioni ambientali	20
5 - Installazione	20
Ekip Dip	29
1 - Caratteristiche generali	29
2 - Interfaccia operatore	30
3 - Introduzione protezioni	32
4 - Lista allarmi e segnalazioni	38
5 - Parametri di default	39
Accessori	40
1 - Panoramica	40
Messa in servizio e manutenzione	41
1 - Messa in servizio	41
2 - Identificazione allarmi o guasti	46
3 - Manutenzione	50
4 - Messa fuori servizio e trattamento a fine vita	50


Glossario

Termine	Descrizione
SACE Emax 2	Nuova serie di interruttori aperti ABB SACE
СВ	Circuit breaker (Interruttore)
Trip unit	Unità elettronica connessa al CB, con la funzione di misura, controllo e protezione del CB a seguito di condizioni di funzionamento anomali; in caso di allarme comanda un TRIP
Ekip Dip	Trip unit per CB SACE Emax 2, provvista di interfaccia a dip-switch
Trip coil	Attuatore di apertura interno al CB, comandato direttamente da Trip unit
TRIP	Azione conclusiva di una temporizzazione da protezione o di un comando di test che, salvo configurazioni particolari previste dalla trip unit, coincide con l'attivazione della trip coil, la quale apre istantaneamente le barre di ogni polo e interrompe la corrente circolante
Vaux	Alimentazione ausiliaria
4P / 3P / 3P + N	Configurazioni del CB: tetrapolare (4P), tripolare (3P) e tripolare con neutro esterno (3P + N)
If	Corrente di guasto misurata da Trip unit, utile per il calcolo del tempo di intervento t $_{\rm t}$

Introduzione

1 - Contenuto

Panoramica Questo manuale contiene istruzioni relative alle operazioni da eseguire sugli interruttori EMAX E1.2 durante tutto il loro ciclo di vita, dal ricevimento degli stessi alla loro installazione, dalla loro messa in servizio alla successiva manutenzione durante l'esercizio, con un'attenzione particolare all'ambiente alla fine del ciclo di vita del prodotto.



Informazioni integrative La descrizione estesa degli interruttori Emax 2 è disponibile nel documento 1SDH001330R1001 (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.





IMPORTANTE: tutti i codici e i documenti riportati in questo documento fanno riferimento a Emax 2 configurato con Trip unit versione Firmware= 3.xx.

Se la Trip unit su interruttore Emax 2 ha versione Firmware=2.xx fare riferimento al documento 1SDH001330R0001 disponibile sul sito ABB library.

Destinatari In questo manuale ci si riferisce, ai sensi della norma IEC 60050, a due profili di utenti:

- Persona esperta, in ambito elettrico (IEV 195-04-01): persona con una formazione e un'esperienza sufficienti a permetterle di percepire i rischi ed evitare i pericoli potenzialmente creati dall'elettricità.
- Persona addestrata, in ambito elettrico (IEV 195-04-02): persona adeguatamente informata o supervisionata da elettrotecnici per permetterle di percepire i rischi ed evitare i pericoli potenzialmente creati dall'elettricità.



IMPORTANTE: In questo manuale viene specificatamente indicato quali operazioni possono essere eseguite dalle persone addestrate, in ambito elettrico. Tutte le rimanenti operazioni descritte nel manuale devono essere eseguite dalle persone esperte, in ambito elettrico. ABB declina ogni responsabilità per danni a cose e persone dovute alla mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo documento.

Prescrizioni e documenti di supporto

Per un ottimale installazione e configurazione dell'interruttore Emax 2, leggere le informazioni contenute in questo manuale e nella documentazione tecnica di prodotto, fornita con l'interruttore o disponibile sul sito ABB LIBRARY

Documento	Descrizione
1SDH001330R1001	Manuale per il progettista, completo di tutte le informazioni delle trip unit e accessori Emax 2
1SDH001316R1001	Manuale delle trip unit Ekip Touch per interruttori Emax 2
1SDC200023D0906	Catalogo generale CB Sace Emax 2
1SDM000091R0001	Schemi elettrici CB Sace Emax 2
1SDH001140R0001	Communication System Interface per CB Emax 2

Note realizzative Le informazioni di questo documento sono state scritte in lingua italiana e poi tradotte in altre lingue per soddisfare le esigenze legislative e/o commerciali di prodotto.

2 - Sicurezza

Avvertenze



Figura 2

Di seguito le avvertenze da rispettare:

- LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI CON ATTENZIONE PRIMA DI TENTARE DI INSTALLARE, OPERARE O RIPARARE L'INTERRUTTORE.
- Archiviare queste istruzioni insieme agli altri documenti di istruzione, manutenzione e installazione, ai disegni e alle note descrittive riguardanti l'interruttore.
- Mantenere disponibili questi documenti durante la fase di installazione, esercizio e manutenzione dell'apparecchio. L'utilizzo di queste istruzioni facilita la corretta manutenzione dell'apparecchio.
- Installare l'interruttore rispettando i limiti di progetto descritti nel manuale di istruzioni spedito
 insieme con l'apparecchio. Questi interruttori sono progettati per operare con valori di tensione e
 corrente entro i limiti di targa nominali. Non installare questi apparecchi in sistemi che operano a
 valori che eccedono tali limiti nominali.
- Seguire le procedure di sicurezza indicate dalla Vostra Azienda.
- Non aprire coperchi o porte, non lavorare sui dispositivi prima di aver rimosso tensione da tutti i circuiti, e dopo essersi accertati di ciò con uno strumento di misura.

Ŵ

ATTENZIONE!

- descrizioni dettagliate delle procedure standard di installazione, uso, manutenzione e principi per operare in sicurezza non sono incluse/i. È importante notare che questo documento contiene indicazioni di sicurezza e cautela, contro certi metodi (di installazione, uso e manutenzione) che potrebbero causare danni al personale, danneggiare dispositivi, o renderli non sicuri.
- questi avvisi e allarmi non comprendono tutti i modi concepibili di effettuare installazione, uso e manutenzione raccomandati da ABB e non, che potrebbero essere effettuati, o possibili conseguenze e complicazioni di ciascun modo concepibile, né ABB investigherà tutti quei modi.
- chiunque stia utilizzando procedure o dispositivi di manutenzione, raccomandate da ABB o no, deve verificare accuratamente che né la sicurezza personale né i dispositivi di sicurezza siano messi in pericolo dalla modalità di installazione, uso, manutenzione o dagli strumenti utilizzati. Per ulteriori informazioni, chiarimenti o specifici problemi contattare il rappresentante ABB più vicino.
- questo manuale è redatto solo per personale qualificato e non è inteso come sostitutivo di un adeguato corso, o esperienza circa le procedure di sicurezza per questo dispositivo.
- per i prodotti dotati di comunicazione, l'acquirente, l'installatore o il cliente finale sono responsabili
 di applicare tutte le misure di sicurezza informatica necessarie a prevenire i rischi derivanti dalla
 connessione a reti di comunicazione; tali rischi comprendono tra gli altri, l'uso del prodotto da parte
 di persone non autorizzate, l'alterazione del suo normale funzionamento, l'accesso e la modifica
 delle informazioni.
- l'acquirente, l'installatore o il cliente finale è responsabile di assicurare che vengano affissi avvisi e cartelli di sicurezza e inoltre che tutti i punti di accesso e dispositivi di manovra siano bloccati in modo sicuro quando il quadro viene lasciato incustodito, anche momentaneamente.
- tutte le informazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento della stampa. Ci riserviamo il diritto di modificare il documento in qualunque momento e senza preavviso.

3 - Normative

Norme Gli interruttori della serie SACE Emax 2 ed i loro accessori sono conformi alle norme internazionali:

- IEC 60947
- EN 60947
- CEI EN 60947
- IEC 61000
- UL 1066

Sono conformi alle seguenti direttive CE:

- "Low Voltage Directives" (LVD) nr. 2006/95/EC
- "Electromagnetic Compatibility Directive" (EMC) nr. 2004/108/EC

Gli interruttori della serie SACE Emax 2 dispongono anche di una gamma certificata secondo le normative:

- Russa GOST (Russia Certificate of Conformity)
- Cinese China CCC (China Compulsory Crtification)

Operazioni di gestione

1 - Trasporto e controlli al ricevimento

Introduzione Gli interruttori della serie SACE Emax 2, in considerazione del loro peso, richiedono una particolare attenzione nel trasporto e nella movimentazione.

Vengono distribuiti con i seguenti imballi:

- · un imballo per interruttore in esecuzione fissa
- due imballi per interruttori in esecuzione estraibile (un imballo per parte fissa e uno per parte mobile)



ATTENZIONE: durante ogni fase di trasporto, rispettare le seguenti indicazioni:

- La parte mobile dell'interruttore deve essere rimossa dal quadro e/o dalla relativa parte fissa anche se la parte fissa non è installata nel quadro.
- L'interruttore deve essere in posizione di aperto.
- L'interruttore deve essere protetto e fissato nel suo imballo originale.
- Le molle di chiusura dell'interruttore devono essere completamente scariche.

Peso interruttori con imballo

Di seguito la tabella dei pesi degli interruttori con imballo:

	Fisso		Parte mobile di estraibile		Parte fissa di estraibile	
	III	IV	Ш	IV	Ш	IV
E1.2	16 Kg / 35 lbs	18 Kg / 39 lbs	20 Kg / 44 lbs	23 Kg / 51 lbs	23 Kg / 51 lbs	26 Kg / 57 lbs
E1.2-A	16 Kg / 35 lbs	18 Kg / 39 lbs	22 Kg / 48 lbs	25,5 Kg / 56 lbs	24 Kg / 52 lbs	27 Kg / 59 lbs



NOTA:


- i pesi indicati sono riferiti agli interruttori base comprensivi di sganciatore di protezione e relativi sensori, senza terminali e senza accessori.
- i pesi della parte fissa di estraibile si riferiscono alla versione con teminali posteriori orizzontali.

Trasporto interruttore imballato

Consultare la tabella "Peso interruttori con imballo" prima di procedere con il trasporto.



ATTENZIONE! un errato sollevamento può provocare morte, gravi lesioni alle persone e danni alle apparecchiature. Non sollevare mai un interruttore e/o una parte fissa al di sopra di altre persone.






IMPORTANTE: il personale addestrato preposto alla movimentazione e al sollevamento deve utilizzare un idoneo equipaggiamento di sicurezza.

Identificazione imballo

Esaminare lo stato dell'imballo e verificare che:

- I dati della targhetta di imballo corrispondano ai dati dell'ordine.
- · La scatola sia integra e perfettamente chiusa.



 Pos.
 Descrizione

 1
 Descrizione breve interruttore

 2
 Descrizione eventuali accessori

 3
 Codice commerciale

 4
 Numero di conferma e posizione

 5
 Numero di matricola interruttore

 6
 Caratteristiche interruttore

Controlli imballo

Esaminare lo stato del materiale ricevuto e verificare che:

- L'interruttore o la parte fissa contenuti siano coerenti con l'ordine.
- L'interruttore o la parte fissa siano completamente integri.



IMPORTANTE:

- verificare il materiale prima dell'eventuale stoccaggio. Per l'apertura dell'imballo seguire le procedure indicate nel capitolo "Disimballo e movimentazione - apertura degli imballi" a pagina 10
- in caso di incongruenze segnalarle entro cinque giorni dalla ricezione. Vedere paragrafo "Segnalazione danni e incongruenze" in questo capitolo.

Segnalazione danni o incongruenze

Se al ricevimento si riscontrano danni all'imballo e/o incongruenze tra ordine e targhetta di identificazione prodotto o prodotto stesso contattare ABB. I danni all'imballo devono essere segnalati entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del materiale.




NOTA: la segnalazione deve riportare l'indicazione del numero di Packing List.

Modalità di stoccaggio

Posizionare gli imballi (interruttori e/o parti fisse) su un piano orizzontale, non a contatto con il pavimento. Se l'interruttore è stato tolto e reinserito nell'imballo accertarsi, prima dello stoccaggio che:

- l'interruttore sia nella posizione di aperto e molle scariche. Vedi capitolo "Descrizione manovre di apertura/chiusura interruttore" a pagina 15
- · l'interruttore sia protetto e bloccato nell'imballo come in origine



2 - Disimballo e movimentazione


Apertura degli imballi




NOTA: per disimballare l'interruttore in sicurezza consultare il foglio di istruzioni posto nella tasca dell'imballo.

Di seguito la procedura per l'apertura dell'imballo:


1. Tagliare il nastro che sigilla la scatola. Vedi Figura 5 e Figura 6.



2. Aprire la parte superiore della scatola d'imballo e togliere la protezione di contenimento superiore. Vedi Figura 7 e Figura 8.



3. Togliere dalla scatola di imballo le protezioni di contenimento laterali. Vedi Figura 9.



Peso interruttori senza imballo Di seguito la tabella dei pesi degli interruttori senza imballo:

	Fisso		Parte mobile di estraibile		Parte fissa di estraibile	
	III	IV	Ш	IV	Ш	IV
E1.2	14 Kg / 31 lbs	16 Kg / 35 lbs	18 Kg / 40 lbs	20 Kg / 44 lbs	20 Kg / 44 lbs	23 Kg / 51 lbs
E1.2-A	14 Kg / 31 lbs	16 Kg / 35 lbs	20 Kg / 44 lbs		21 Kg / 46 lbs	24 Kg / 52 lbs

Smaltimento materiali_imballo

Per lo smaltimento dei materiali di imballo vedi capitolo " 4 - Messa fuori servizio e trattamento a fine vita " a pagina 50.

3 - Descrizione

Descrizione interruttore Gli interruttori Emax E1.2 sono costituiti da una struttura contenente i poli, il comando e gli organi ausiliari. Ogni polo, racchiuso in una scatola plastica, è costituito da una struttura interruttiva e da un trasformatore di corrente.


L'interruttore è disponibile in due tipologie:


- esecuzione fissa
- esecuzione estraibile


L'interruttore in esecuzione fissa (vedi Figura 10) dispone di propri terminali per il collegamento al circuito di potenza.


L'interruttore in esecuzione estraibile è costituito da una parte mobile (vedi Figura 11 per IEC e Figura 12 per UL) e da una parte fissa (vedi Figura 13 per IEC e Figura 14 per UL) per il collegamento tramite propri terminali al circuito di potenza.


L'accoppiamento tra parte mobile e parte fissa avviene tramite contatti di sezionamento montati sulla parte fissa.












interruttore

Descrizione frontale Di seguito i componenti principali dell'interruttore:



Pos.	Descrizione
1	Leva per la carica manuale delle molle di chiusura
2	Sganciatore di protezione SACE Ekip
3	Denominazione interruttore
4	Segnalatore aperto-chiuso
5	Pulsante di chiusura
6	Pulsante di apertura
7	Segnalazione meccanica intervento sganciatore
8	Segnalatore molle cariche-scariche
9	Targhetta caratteristiche elettriche

Descrizione targhetta caratteristiche IEC





Figura 16

Pos.	Descrizione
1	Tipologia interruttore
2	Categoria di utilizzo
3	Tipo dispositivo: Interruttore o sezionatore
4	Corrente nominale
5	Frequenza nominale di funzionamento
6	Corrente ammissibile nominale di breve durata
7	Potere di interruzione nominale di servizio in corto circuito
8	Potere di interruzione nominale limite in corto circuito
9	Tensione nominale di impiego
10	Norme
11	Numero di matricola interruttore
12	Tensione di impulso

Descrizione targhetta caratteristiche UL




Pos.	Descrizione
1	Tipologia interruttore
2	Corrente nominale
3	Frequenza nominale di funzionamento
4	Corrente ammissibile nominale di breve durata
5	Potere di interruzione nominale in corto circuito
6	Tensione nominale di impiego
7	Norme
8	Numero di matricola interruttore


manuale interruttore

Manovre apertura/chiusura Di seguito la sequenza delle operazioni per chiudere ed aprire l'interruttore:


- Controllare che l'interruttore sia aperto (segnalatore aperto/chiuso "O OPEN"), e controllare che le molle siano scariche (segnalatore molle "bianco - DISCHARGED SPRING") come indicato in Figura
- Carica delle molle Tirare la leva [A] verso il basso più volte fino a quando il segnalatore di molle cariche [B] è "giallo - CHARGED SPRING" come indicato in Figura 19.




- Controllare che l'interruttore sia aperto (segnalatore aperto/chiuso "O OPEN"), e controllare che le molle siano cariche (segnalatore molle "giallo - CHARGED SPRING") come indicato in Figura 20.
- Chiusura Premere il pulsante di chiusura "I Push ON" come indicato in Figura 21.



- Controllare che l'interruttore sia chiuso (segnalatore aperto/chiuso "I CLOSED"), e controllare che le molle siano scariche (segnalatore molle "bianco - DISCHARGED SPRING") come indicato in Figura
- Apertura Premere il pulsante di apertura "O Push OFF" come indicato in Figura 23.




Controllare che l'interruttore sia aperto (segnalatore aperto/chiuso "O - OPEN"), e controllare che le molle siano scariche (segnalatore molle "bianco - DISCHARGED SPRING") come indicato in Figura



Indicatori meccanici di stato Di seguito vengono indicati i possibili stati in cui si può trovare l'interruttore durante il suo utilizzo:

- Interruttore aperto con molle scariche (vedi Figura 25).
- Interruttore aperto con molle cariche (vedi Figura 26).
- Interruttore chiuso con molle scariche (vedi Figura 27).
- Interruttore chiuso con molle cariche (vedi Figura 28). Questo stato si verifica quando dopo la chiusura (vedi passo 4 - Figura 28) le molle vengono ricaricate manualmente o automaticamente dal motoriduttore (se previsto).



Manovre inserzione/estrazione interruttore

Di seguito la procedura per l'inserzione della parte mobile nella parte fissa:




ATTENZIONE!

- · Assicurarsi che l'interruttore sia scollegato da tutte le fonti di energia.
- Portare l'interruttore in posizione di aperto e molle scariche.




ATTENZIONE! Prima di procedere, rimuovere tutte le attrezzature utilizzate durante i lavori e asportare i residui delle lavorazioni e dei materiali utilizzati.


1. Ruotare la targhetta di 90° prima di inserire la parte mobile.




2. Verificare che il segnalatore sulla parte fissa indichi la posizione **DISCONNECT**. Vedi Figura 30.




3. Posizionare la parte mobile nella parte fissa e spingerla sino a quando va in arresto. Vedi Figura 31 e Figura 32.







- 4. Estrarre la manovella di sezionamento dalla propria sede. Vedi Figura 33.
- 5. Premere il pulsante di blocco ed inserire la manovella nella parte mobile. In questa fase la parte mobile è ancora in posizione **DISCONNECT**. Vedi Figura 34.




6. Tenere premuto l'interruttore. Ruotare la manovella in senso orario sino a quando il pulsante fuoriesce ed il segnalatore indica che l'interruttore è in posizione **TEST**. Vedi Figura 35.



 Premere il pulsante di blocco dopodichè ruotare la manovella in senso orario sino a quando il pulsante fuoriesce ed il segnalatore indica che l'interruttore è in posizione CONNECT. Vedi Figura 36.




- 8. Estrarre la manovella. Vedi Figura 37.
- Riporre la manovella nella propria sede. Vedi Figura 38.



Per estrarre la parte mobile dalla parte fissa eseguire in senso inverso le medesime operazioni indicate per l'inserzione.

Dopo l'estrazione, per rimuovere la parte mobile, sbloccare il blocco di sicurezza. Vedi Figura 39.




 $\overline{\mathbb{V}}$

 $\textbf{ATTENZIONE!} \ \textbf{L'interruttore inserito deve essere aperto per poter raggiungere la posizione}$ di test. Il fail safe, sulla versione UL, impedisce la rimozione dell'interruttore dalla parte fissa con molle cariche. Scaricare le molle prima di rimuovere l'interruttore dalla parte fissa. Per maggiori informazioni vedi il capitolo Accessori meccanici di sicurezza nel documento 1SDH001330R1001.

posizione

Indicatori meccanici di Di seguito vengono indicate le possibili posizioni in cui si può trovare la parte mobile di interruttore estraibile durante il suo utilizzo:

- interruttore in posizione di estratto (vedi Figura 40).
- interruttore in posizione di test (vedi Figura 41).
- interruttore in posizione di inserito (vedi Figura 42).



4 - Condizioni ambientali

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale 1SDH001330R1001 (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

5 - Installazione

dell'installazione

Avvertenze e precauzioni prima Di seguito le avvertenze e le precauzioni da rispettare prima di procedere all'installazione degli interruttori nel quadro elettrico:



ATTENZIONE!


- · Togliere tensione all'interruttore (circuito di potenza e circuiti ausiliari)
- Assicurarsi che l'interruttore sia scollegato da tutte le fonti di energia
- Portare l'interruttore in posizione di aperto e molle scariche



NOTA: Il personale addestrato preposto alla movimentazione e al sollevamento deve utilizzare un idoneo equipaggiamento di sicurezza.

Fissaggio interruttore fisso


Fissare l'interruttore ad un piano orizzontale mediante n°4 viti M5 x 25 (vedi Figura 43). Serrare le viti con coppia di serraggio 4 Nm - 35 lb in.




Montaggio blocchi antintroduzione

Prima di installare la parte fissa è necessario montare il blocco che impedisca l'introduzione di interruttori aventi caratteristiche elettriche diverse dalla parte fissa stessa (vedi Figura 44).

Le informazioni relative al montaggio sono reperibili sul sito http://www.abb.com/abblibrary/ DownloadCenter/, in particolare con il foglio kit 1SDH000999R0701.



Fissaggio parte fissa Fissare la parte fissa ad un piano orizzontale mediante n°4 viti M8 x 25 (vedi Figura 45). Serrare le viti con interruttore estraibile coppia di serraggio = 21 Nm - 186 lb.in.



Tipologie terminali Di seguito le diverse tipologie di terminali:




Figura 46 - F - HR - Posteriori orizzontali IEC




Figura 47 - F - VR - Posteriori verticali IEC




Figura 48 - F - F - Anteriori IEC-UL






Figura 49 - F - EF - Anteriori prolungati IEC-UL








Figura 51 - F - FC - Terminali per cavi IEC-UL




Figura 52 - W - HR - Posteriori orizzontali IEC




Figura 53 - W - VR - Posteriori verticali IEC





Figura 54 - W - SHR - Posteriori divaricati orizzontali IEC Figura 55 - W - EF - Anteriori prolungati IEC-UL






Figura 56 - W - ES - Anteriori divaricati IEC-UL




Figura 57 - F - FC - Terminali per cavi IEC-UL




Figura 58 - F - HR - Posteriori orizzontali UL Listed




Figura 59 - F - VR - Posteriori verticali UL Listed




Figura 60 - W - HR - Posteriori orizzontali UL Listed




Figura 61 - W - VR - Posteriori verticali UL Listed

terminali verticale/orizzontale

Inversione della posizione dei Se l'interruttore viene fornito corredato di terminali di tipo posteriore orizzontale/verticale, è possibile in qualsiasi momento passare da orizzontale a verticale e viceversa. (vedi Figura 62 e Figura 63). Serrare le viti con coppia di serraggio 20 Nm - 177 lb in.





Figura 62





Collegamento al circuito di potenza

Il collegamento di un interruttore al circuito di potenza è realizzato tramite le sbarre di connessione del quadro elettrico fissate ai terminali dell'interruttore.

Gli interruttori Emax 2 sono testati in accordo agli standard IEC 60947.2-3 e UL 1066.

Il dimensionamento delle sbarre è a cura del progettista del quadro elettrico e deve essere validato applicando i tipi di test dei relativi standards.







IMPORTANTE: è possibile ottenere portate diverse per le connessioni agendo sullo spessore e sul numero di sbarre in parallelo.

Di seguito le tabelle con alcuni esempi di quantità e dimensioni delle connessioni che possono essere utilizzate per ogni tipologia di interruttore:

Interruttore IEC	I (A)	Dimensione sbarre (Dimensione sbarre (mm)		
60947	lu (A)	Terminali orizzontali	Terminali verticali		
E1.2	630	2x40x5	2x40x5		
E1.2	800	2x50x5	2x50x5		
E1.2	1000	2x50x10	2x50x8		
E1.2	1250	2x50x10	2x50x8		
E1.2	1600	3x50x8	2x50x10		

Interruttore	Interruttore , ,,		li orizzontali	Terminali verticali	
UL 1066	lu (A)	Q.tà	Dimensione sbarre (in)	Q.tà	Dimensione sbarre (in)
E1.2-A	800	2	1/4 x 2	1	1/4 x 3
E1.2-A	1200	4	1/4 x 2	2	1/4 x 3



IMPORTANTE: Prima di procedere alla connessione tra terminali e sbarre di connessione:

- $verificare\,che\,le\,superfici\,di\,contatto\,delle\,sbarre\,siano\,esenti\,da\,sbavature, ammaccature,$ tracce di ossidazione, polveri o tracce di grasso.
- verificare, nel caso di utilizzo di sbarre in alluminio, che le stesse siano stagnate nelle zone di contatto.
- verificare che le sbarre non esercitino sforzi in alcuna direzione sui terminali.
- utilizzare per il serraggio viti M10 in classe di resistenza 8.8 corredate di rosette elastiche e serrare le stesse con coppia di 45 Nm - 400 lb in.

Dimensioni di ingombro Le informazioni relative alle dimensioni di ingombro sono reperibili sul sito:


http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/.

Sono disponibili anche, in formato .dxf, i seguenti disegni:

- 1SDH000999R0101 E1.2 III-IV Fisso F EF IEC-UL
- 1SDH000999R0102 E1.2 III-IV Fisso FC IEC-UL
- 1SDH000999R0103 E1.2 III-IV Estraibile EF IEC-UL
- 1SDH000999R0104 E1.2 III-IV Estraibile ES IEC-UL
- 1SDH000999R0105 E1.2 III-IV Estraibile SHR IEC
- 1SDH000999R0106 E1.2 III-IV Estraibile FC IEC-UL
- 1SDH000999R0107 E1.2 III-IV Fisso HR-VR Orientabili IEC
- 1SDH000999R0108 E1.2 III-IV Fisso ES IEC-UL
- 1SDH000999R0109 E1.2 III-IV Estraibile HR-VR IEC
- 1SDH000999R0120 E1.2 Mostrina Fisso Estraibile IEC-UL
- 1SDH000999R0121 E1.2 Fissaggio a pavimento IEC-UL
- 1SDH000999R0303 E1.2 III-IV Estraibile Terminali Posteriori HR-VR UL 1SDH000999R0307 - E1.2 III-IV Fisso terminali posteriori HR-VR UL

ancoraggio

Posizionamento setti di Di seguito si riporta il diagramma che indica la distanza di posizionamento del primo setto di ancoraggio in funzione del tipo di interruttore e della corrente di picco:



- (1): distanza del primo setto di ancoraggio dai terminali interruttore
- (2): corrente di picco

Interruttori in esecuzione IEC >690V

Gli interruttori e i sezionatori >690V sono previsti nelle seguenti configurazioni:

Interruttore	Tensione	Esecuzione
E1.2/E9	800 V	F (1)-W (2)

⁽¹⁾ Fornitura obbligatoria con terminali anteriori (F) e copriterminali alti (HTC)

⁽²⁾ Fornitura obbligatoria con terminali posteriori orientabili (HR/VR) e separatori di fase (PB)

Messa a terra La parte fissa di interruttore estraibile è corredata di una vite per il collegamento a terra.


Realizzare il collegamento mediante un conduttore di sezione idonea secondo norma IEC 61439-1.

Prima del montaggio della connessione, pulire e sgrassare la zona circostante la vite.

Dopo il montaggio del conduttore serrare la vite con una coppia di 2 N m - 17,7 lb in.

In alternativa, se la continuità della cornice dell'interruttore con la messa a terra del quadro è garantita dal contatto di metallo (supporto) tra l'interruttore e la struttura di metallo del quadro (ovvero una parte del circuito di protezione) non è necessaria alcuna connessione (sempre che non vi siano pannelli di materiale isolante posizionati tra l'interruttore e la cornice di metallo del quadro).

L'interruttore in esecuzione fissa non necessita di collegamenti a terra.



Ekip Dip

1 - Caratteristiche generali

Versioni e funzioni principali SACE Emax 2 può essere configurato con la Trip unit Ekip Dip; l'unità è disponibile in tre versioni (Ekip Dip LI, Ekip Dip LSI, Ekip Dip LSIG) e supporta e garantisce varie funzionalità:

- protezioni di corrente e altre grandezze
- misure, storici e contatori manovre
- test trip unit
- interfacciamento con software di supporto per la configurazione e personalizzazione di parametri aggiuntivi
- accessori meccanici, elettronici e di test.

Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili nel manuale 1SDH001330R1001.

Caratteristiche elettriche Le funzioni di misura e protezione di Ekip Dip descritte in questo documento sono garantite con correnti nei seguenti range nominali:

Parametro	Range nominale di funzionamento
Corrente primaria	0,004 ÷ 16 ln ⁽¹⁾
Frequenza nominale	45 55 Hz (con fn= 50 Hz) / 54 66 Hz (con fn= 60 Hz)
Fattore di picco	Conforme a norma IEC 60947-2

⁽¹⁾ range riferito ad ogni fase; In è la taglia nominale definita da Rating plug montato su Trip unit, disponibile in modelli da 100 A a 6300 A

Autoalimentazione I sensori di corrente interni sono in grado di alimentare direttamente la Trip unit

Parametro	Limiti di funzionamento
Corrente trifase minima di	> 30 A (con Rating Plug < 400 A)
accensione	> 80 A (con Rating Plug ≥ 400 A)

Alimentazione ausiliaria Ekip Dip può essere collegato ad una sorgente esterna di alimentazione ausiliaria, utile per attivare alcune funzioni come la comunicazione su Local Bus, la registrazione delle operazioni manuali, alcune misure e datalogger.


> L'alimentazione ausiliaria puo essere fornita dai moduli della gamma Ekip Supply, o con collegamento diretto a morsettiera; è possibile effettuare anche un collegamento diretto, vedi dettagli nel manuale 1SDH001330R1001.

2 - Interfaccia operatore

Introduzione L'interfaccia operatore dello sganciatore di protezione Ekip Dip permette di:

- Impostare i parametri relativi alle protezioni disponibili.
- · Visionare lo stato dello sganciatore e gli allarmi.
- Collegarsi al connettore frontale per comunicare ed eseguire il test di apertura.

Componenti dell'interfaccia L'interfaccia operatore di Ekip Dip si presenta così:



La seguente tabella riporta la descrizione dei componenti dell'interfaccia:

Posizione	Tipologia	Descrizione	
Α		LED protezione L (allarme e trip)	
В	- LED	LED protezione L (preallarme)	
С		LED protezione S (allarme e trip)	
D		LED protezione I (trip)	
E		LED protezione G (allarme e trip)	
F		LED di accensione (sganciatore alimentato e acceso)	
G	Protezioni: soglie	Dip-switch protezione L (soglia I1)	
Н		Dip-switch protezione S (soglia I2)	
I		Dip-switch protezione I (soglia I3)	
L		Dip-switch protezione G (soglia I4)	
М		Dip-switch protezione L (tempo t1)	
N	Protezioni: tempi	Dip-switch protezione S (tempo t2 e tipo di curva)	
0		Dip-switch protezione G (tempo t4 e tipo di curva)	
Р	Settaggi Dip-switch neutro e frequenza		
Q	- Test	Pulsante di test	
R		Connettore di test	



IMPORTANTE: la figura sopra si riferisce ad un Ekip Dip versione LSIG. In caso di Ekip Dip versioni LI o LSI, sono disponibili LED e dip-switch relativi solo alle protezioni presenti.

LED I LED sono utili su Ekip Dip per individuare e identificare diverse informazioni relative allo sganciatore di protezione, all'interruttore e allo stato delle correnti di linea.

I LED abbinati alle protezioni forniscono diverse informazioni, con diverse combinazioni di accensione e lampeggio.



NOTA: tutte le combinazioni relative alle segnalazioni dei LED di protezione sono descritte nel capitolo Autodiagnosi e segnalazione, a pagina 38.

Protezioni: soglie e tempi

Le soglie di tutte le protezioni possono essere modificare con diversi dip-switch, come riportato sulla serigrafia dell'interfaccia.

I valori delle protezioni fanno riferimento alla corrente In, valore nominale definito dal Rating Plug.

I tempi e le curve delle protezioni possono essere modificate con diversi dip-switch, come riportato sulla serigrafia dell'interfaccia.



IMPORTANTE:

- La modifica delle soglie e dei tempi deve essere eseguita in assenza di allarmi da protezione.
- Le modifiche effettuate in condizioni di allarme sono accettate dallo sganciatore al ripristino della condizione di riposo (assenza di allarmi di protezione).

Settaggi Sono disponibili due ulteriori settaggi:

- **Neutro** consente l'attivazione e la regolazione delle protezioni sul polo di neutro.
- Frequenza consente la selezione della frequenza d'impianto.

Pulsante iTest Il pulsante iTest è utile per tre operazioni:

- Eseguire dei test (test di apertura dell'interruttore e test dei LED).
- Resettare la segnalazione della protezione intervenuta a seguito di un trip; l'operazione è possibile sia con interruttore aperto sia con interruttore chiuso e correnti presenti, premendo il pulsante per circa 1 secondo (la segnalazione scompare al rilascio del pulsante).
- · Verificare con sganciatore spento l'informazione relativa all'evento di spegnimento o intervento.



NOTA: premendo iTest con sganciatore spento, per 4 secondi circa viene acceso:

- Il LED di accensione se lo sganciatore si è spento per un calo di energia (corrente primaria inferiore al livello minimo di funzionamento, rimozione di alimentazione ausiliaria con interruttore aperto, ecc...).
- Il LED della protezione intervenuta se lo sganciatore si è spento per un intervento di protezione.

Connettore di test Il connettore di test permette il collegamento dei moduli Ekip TT e Ekip T&P (acquistati separatamente) per eseguire le seguenti operazioni:

- · Alimentazione temporanea dello sganciatore per verifica stato, ed esecuzione del trip test e del test dei LED (opzione possibile con tutti i moduli interfaccia frontale).
- Analisi, supervisione e parametrizzazione parametri supplementari attraverso unità di comunicazioneesterna di test (Ekip T&P).

3 - Introduzione protezioni

Principio di funzionamento Le funzioni di protezione sono disponibili con tutte le versioni di Ekip Dip:

- Se il segnale misurato supera la soglia impostata, la specifica protezione si attiva (condizione di preallarme e/o allarme).
- L'allarme è mostrato a display e, in base ai parametri di protezione impostati, dopo un intervallo di tempo (temporizzazione t₊) può convertirsi in **comando di apertura (TRIP)** alla Trip coil interna del CB.



NOTA:

- se il segnale misurato rientra sotto la soglia impostata prima che sia passato il tempo di intervento, Ekip Dip esce dallo stato di allarme e/o temporizzazione e torna nella normale condizione di funzionamento
- tutte le protezioni hanno una configurazione di default: verificare i parametri e modificare secondo le proprie esigenze d'impianto prima della messa in servizio
- per gestire l'intervento dell'interruttore con una protezione specifica, la protezione stessa deve essere abilitata

Protezione L La protezione L protegge contro i sovraccarichi.



NOTA: la protezione è disponibile e attiva per tutte le versioni dello sganciatore.

Superata la soglia di attivazione, la protezione interviene in un tempo che diminuisce con l'aumentare della corrente letta.

Parametri

Tutti i parametri modificabili da utente incidono sulla curva di risposta e relativi tempi di intervento.

I1=
+ = xin
04 05 06 07
0.8 0.9 1 +
0 0.02 0.05 0.07
1max= n
t1
3 12 24 36
3 12 24 36
48 72 108 144 s

Parametro	Descrizione
	Il valore I1 contribuisce a calcolare il tempo di intervento, ed inoltre definisce il valore di corrente che, se superato, attiva la protezione (in riferimento alla curva, è la parte parallela all'ordinata).
Soglia I1	IMPORTANTE: • La protezione si attiva e comincia a temporizzare per correnti comprese tra 1,05 e 1,2 della soglia l1 impostata (1). • La temporizzazione è interrotta se la corrente scende sotto la soglia di attivazione.
Tempo t1	Il valore t1 contribuisce a calcolare il tempo di intervento (in riferimento alla curva, t1 incide sull'intera curva, spostandola per intero lungo l'asse verticale). IMPORTANTE: La protezione limita il tempo di intervento a 1 secondo in due casi: · Nel caso dal calcolo il tempo risulti inferiore a 1 secondo. · Nel caso la corrente di guasto sia maggiore di 12 In.

⁽¹⁾ Esempio (con I1 impostata a 400 A): la protezione si attiva per correnti lette comprese tra 420 A e 480 A.

Con il modulo Ekip T&P e con il software Ekip Connect è possibile attivare la funzione Memoria termica, e regolare la soglia di Preallarme.

Protezione S La protezione S protegge contro il cortocircuito selettivo.



NOTA: la protezione è disponibile per versioni dello sganciatore LSI e LSIG.

Superata la soglia di attivazione, la protezione interviene in un tempo fisso o dinamico (il tempo diminuisce con l'aumentare della corrente letta).

Parametri


Tutti i parametri modificabili da utente incidono sulla curva di risposta e relativi tempi di intervento.

Parametro	Descrizione
Abilita	Impostando i dip-switch della soglia in posizione Off, la protezione è disabilitata.
	Determina la dinamica della curva e il tempo di intervento, fisso o dinamico in funzione della selezione:
Tipo di curva	NOTA: il calcolo del tempo di intervento della curva a tempo dipendente è riferito ad un espressione matematica. I dettagli riportati nella tabella a pagina#s#37.
	Definisce il valore di corrente che se superato attiva la protezione (in riferimento alla curva, è la parte parallela all'ordinata).
Soglia I2	 IMPORTANTE: La soglia I2 impostata deve essere superiore alla soglia I1. Un'errata configurazione restituisce una segnalazione di allarme. La temporizzazione è interrotta se la corrente scende sotto la soglia di attivazione.
	La funzione selezionata determina il contributo di t2: • Tempo fisso: t2 è il tempo atteso tra il superamento della soglia I2 e l'invio del comando di apertura. • Tempo dinamico: t2 contribuisce a calcolare il tempo di intervento (in riferimento alla curva, t2 incide sull'intera curva, spostandola in toto lungo l'asse verticale).
Tempo t2	IMPORTANTE: • Il tempo di intervento minimo della protezione è t2. Se dal calcolo il tempo di intervento risulta inferiore, viene automaticamente limitato a t2 stesso. • Per tutte le versioni UL il tempo massimo ammesso è 0,4 s. Nel caso venga impostato un valore superiore, lo sganciatore segnala l'errore e forza il parametro a 0,4 s.

Con il modulo Ekip T&P e con il software Ekip Connect è possibile attivare la funzione Memoria termica.

Protezione I La protezione I protegge contro il cortocircuito Istantaneo.

Superata la soglia di attivazione, la protezione interviene in un tempo fisso non regolabile.



I3=	1.5	2	7
8	9 13	10	

Parametri

L'utente può impostare la soglia di intervento.

Parametro	Descrizione
Abilita	Impostando i dip-switch della soglia in posizione Off, la protezione viene disabilitata.
Soglia I3	Definisce il valore di corrente che se superato attiva la protezione (in riferimento alla curva, è la parte parallela all'ordinata).
	IMPORTANTE: la soglia 13 impostata deve essere superiore alla soglia 12. Un'errata configurazione restituisce una segnalazione di allarme.

Protezione G La protezione G protegge contro il guasto a terra.



NOTA: la protezione è disponibile per sganciatore versione LSIG.

G

Superata la soglia di attivazione, la protezione interviene in un tempo fisso o dinamico (il tempo diminuisce con l'aumentare della corrente letta).

Parametri

Tutti i parametri modificabili da utente incidono sulla curva di risposta, e relativi tempi di intervento.

	1
G I4= off 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1	Abilita
t4 0.1 0.2 0.4 0.8 s	Tipo d

Parametro	Descrizione
	Impostando i dip-switch della soglia in una delle combinazioni disponibili diverse da Off, la protezione è abilitata.
	Se abilitata, la protezione è inibita automaticamente dallo sganciatore in due condizioni:
	Disconnessione di uno o più sensori di corrente.
	Corrente misurata su una delle fasi superiore ad un valore massimo.
Abilita	IMPORTANTE: il valore massimo di corrente che disattiva la
	protezione G varia in funzione della soglia impostata:
	• 8 In (con I4 ≥ 0,8 In) • 6 In (con 0,5 In ≤ I4 < 0,8 In)
	• 4 In (con 0,2 In ≤ 14 < 0,5 In)
	• 2 In (con 14 < 0,2 In)
	Determina la dinamica della curva e il tempo di intervento, fisso o dinamico in funzione della selezione:
Tipo di curva	NOTA: il calcolo del tempo di intervento della curva a tempo dipendente è riferito ad un espressione matematica. I dettagli sono riportati nella tabella a pagina#s#37.
	Definisce il valore di corrente che se superato attiva la protezione (in riferimento alla curva, è la parte parallela all'ordinata).
	IMPORTANTE:
Soglia I4	 La temporizzazione è interrotta se la corrente scende sotto la soglia di intervento.
	• Per tutte le versioni UL la soglia massima ammesso dallo
	sganciatore è 1200 A. Nel caso venga impostato un valore superiore, lo sganciatore segnala l'errore e forza il parametro a 1200 A.
	La funzione selezionata determina il contributo di t4:
	• Tempo fisso: t4 è il tempo atteso tra il superamento della soglia I4 e l'invio
	del comando di apertura. • Tempo dinamico: t4 contribuisce a calcolare il tempo di intervento (in
	riferimento alla curva, t4 incide sull'intera curva, spostandola in toto lungo
	l'asse verticale).
Tempo t4	
	IMPORTANTE:
	• Il tempo di intervento minimo della protezione è t4. Se dal calcolo il tempo di intervento risulta inferiore, viene automaticamente limitato a
	t4 stesso. • Per tutte le versioni UL il tempo massimo ammesso dallo sganciatore è 0,4 s. Nel caso venga impostato un valore superiore, lo sganciatore segnala l'errore e forza il parametro a 0,4 s.

Con il modulo Ekip T&P e con il software Ekip Connect è possibile regolare la soglia di **Preallarme**.

மு

InN= 60Hz

xln 50Hz

Freq.

Neutro e frequenza La regolazione del settaggio di neutro serve per caratterizzare le protezioni L, S ed I sul polo di neutro con un fattore di controllo diverso rispetto alle altre fasi.



NOTA: utilizzare la regolazione del settaggio di neutro solo con interruttori tetrapolari o tripolari con neutro esterno: con interruttori tripolari e protezione di neutro attiva, lo sganciatore segnala l'assenza del sensore di corrente.

La regolazione della frequenza serve per impostare la frequenza d'impianto (tra 50 e 60 Hz).

Parametri neutro

L'utente può attivare la protezione e impostare la percentuale per il calcolo delle soglie di protezioni.

Parametro	Descrizione
Abilita	Impostando i dip-switch della soglia in posizione Off, la protezione sul neutro viene disabilitata.
Soglia InN	Definisce il fattore moltiplicativo applicato alle soglie di intervento delle protezioni: • 50%: soglie di intervento più basse per la corrente di neutro. • 100%: soglie di intervento uguali per tutti i poli. • 200%: soglie di intervento più alte per la corrente di neutro.

Limitazioni

La regolazione della soglia di neutro al valore di 200 % deve essere eseguita considerando la seguente formula: (I1 * InN) ≤ Iu.

I1 indica la soglia della protezione L in ampere (esempio: In = 1000 A; I1 = 0,45 In = 450 A), InN e la soglia di neutro espressa come fattore moltiplicativo (esempio: 2), lu indica la taglia dell'interruttore (esempio: Iu = 1000 A).



ATTENZIONE! Con soglia 200% e corrente di neutro misurata maggiore di 16In, la Trip unit reimposta autonomamente la protezione al 100%

Protezioni aggiuntive II modulo Ekip T&P e il software Ekip Connect consentono di impostare alcune protezioni non disponibili via dip-switch:

- · Memoria termica
- Protezione T
- Soglia di preallarme
- Hardware Trip

Memoria termica

Vedi manuale 1SDH001330R1001 per i dettagli.

Tabella riassuntiva protezioni

ABB	ANSI (5)	Soglia (1)	Tolleranza soglia	Tempo (1)	Formula calcolo t, (2)	Esempio calcolo t, (2)	Tolleranza t _t ⁽³⁾
L	49	l1 = 0,41 ln	attivazione per If nel range (1,051,2) x I1	t1 = 3144 s	t _t = (9 t1) / (If / I1) ²	t _t = 6,75 s con: I1 = 0,4 ln; t1 = 3 s; lf = 0,8 ln	± 10 % con If ≤ 6 In ± 20 % con If > 6 In
s (t = k)	50 TD	I2 = 0,610 In	± 7 % con If ≤ 6 In ± 10 % con If > 6 In	t2 = 0,10,8 s	t _t = t2	-	II migliore dei due dati: ± 10 % o ± 40 ms
s (t = k / ²)	51	12 = 0,610 n	± 7 % con If ≤ 6 In ± 10 % con If > 6 In	t2 = 0,10,8 s	$t_t = (100 \text{ t2}) / (\text{lf})^2$	t _t = 5 s con: I2 = 1 In; t2 = 0,8 s; If = 4 In	± 15 % con If ≤ 6 In ± 20 % con If > 6 In
I	50	I3 = 1,515 ln	± 10 %	Non regolabile	t _t ≤ 30 ms	-	-
G (t = k)	50N TD	4 ⁽⁴⁾ = 0,11 n	± 7 %	t4 = 0,10,8 s	t _t = t4	-	II migliore dei due dati: ± 10 % o ± 40 ms
G (t = k /	51N	4 ⁽⁴⁾ = 0,11 n	± 7 %	t4 = 0,10,8 s	t _t = 2 / (If / I4) ²	t _t = 0,32 s con: I4 = 0,8 ln; t4 = 0,2 s; If = 2 ln	± 15 %
linst	-	Definita da ABB	-	Istantaneo	-	-	-

⁽¹⁾ Vedi serigrafia per le combinazioni disponibili.

Legenda

- (t=k) Curva a tempo fisso.
- $(t=k/l^2)$ Curva a tempo dinamico.
- t, Tempo di intervento.
- If Corrente primaria di guasto.

Tolleranze in casi particolari

Se non sono garantite le condizioni definite nel punto (3) della tabella sopra, valgono le seguenti tolleranze:

Protezione	Tolleranza soglia	Tolleranza t₁
L	Attivazione per If nel range (1,051,2) x I1	± 20 %
S	± 10 %	± 20 %
I	± 15 %	≤ 60 ms
G	± 15 %	± 20 %

 $^{^{(2)}}$ Il calcolo di $t_{\,t}$ è valido per valori di If che hanno superato la soglia di intervento della protezione; come mostrato nell'esempio, per il calcolo di $t_{\,t}$ usare i valori delle correnti di guasto e della soglia espressi in In.

⁽³⁾ Tolleranze valide con sganciatore alimentato a regime o con ausiliaria, tempo di intervento ≥ 100 ms, temperatura e correnti entro i limiti di funzionamento. Se non sono garantite le condizioni, valgono le tolleranze della tabella sotto.

⁽⁴⁾ In presenza di alimentazione ausiliaria è possibile selezionare tutte le soglie. In autoalimentazione la soglia minima è limitata a: 0,3 In (con In = 100 A), 0,25 In (con In = 400 A) o 0,2 In (per tutte le altre taglie).

⁽⁵⁾ Codifica ANSI / IEEE C37-2.

4 - Lista allarmi e segnalazioni

Vista LED

Ekip Dip monitora continuamente il proprio stato di funzionamento e di tutti i dispositivi a cui è connesso. Tutte le segnalazioni sono disponibili con i LED frontali. I LED di protezione forniscono informazioni con diverse combinazioni di accensione e lampeggio, mentre il LED di accensione riporta lo stato di accensione dello sganciatore.



NOTA: il numero di LED presenti dipende dalla versione di Ekip Dip (LI, LSI, LSIG).

Tabella riassuntiva segnalazioni LED

Qui di seguito la tabella riepilogativa delle segnalazioni disponibili con i LED di protezione, e delle operazioni da seguire in riferimento ad allarmi o condizioni anomale segnalate.

Tipo di Informazione	Lampeggio lento (0,5 Hz)		Lamp				2 lamp. ogni 2 s		3 lamp. ogni 3 s	4 lamp. ogni 4 s	HELP				
Colore e LED	Tutti R	G	Tutti R+G	Tutti R	R (singolo)	G	Tutti R+G	Tutti R	R (singolo)	G	Tutti R	G	G	G	
Errore configurazione Interna ⁽⁵⁾			Х				Х	х							А
Trip coil disconnessa o comando di apertura fallito				X											В
Sensori di corrente sconnessi	Х														В
Errore Rating Plug											Χ				B+E
Temporizzazione di protezione					×										С
Allarme temperatura (1)					Х										С
Preallarme L										Х					С
Trip (2)									Х						С
Hardware Trip (3)									Х	Х					В
Errore di installazione						Х									E
Errore di parametri												x			D
Stato interruttore non definite o in errore		X													В
Errore su Local Bus														Х	F
Allarme manutenzione													Х		F
Incompatibilità software								Х		Х					G
Batteria scarica (durante autotest) (4)						x									Н

⁽¹⁾ L'allarme di temperatura è segnalato con l'accensione dei LED rossi di protezione L e l.

Legenda colori LED

Nella tabella sopra sono riportati i colori dei LED, da interpretare come segue:

- R = LED rosso (LED di allarme L, S, I, G).
- G = LED giallo (LED di preallarme L).



NOTA: per maggiori dettagli fare riferimento alla tabella riportante i componenti dell'interfaccia, disponibile a pagina 30.

⁽²⁾ L'ultimo trip può essere visualizzato anche con sganciatore spento, premendo il tasto iTest.

⁽³⁾ L'Hardware Trip è segnalato con l'accensione del LED giallo di preallarme L e rosso di protezione I.

⁽⁴⁾ Cinque lampeggi quando avviato autotest.

⁽⁵⁾ Errore presente con una tra le tre opzioni di lampeggio proposte a fianco.

HELP

Alcune segnalazioni LED rilevano errori di connessione o funzionamento che richiedono operazioni correttive o di manutenzione. Qui di seguito i suggerimenti di controllo riferiti alla tabella LED precedente:

Nota HELP	Operazione
A	Contattare ABB dettagliando lo stato dei LED su unità.
В	Verificare connessioni tra sganciatore e accessori (Rating Plug, trip coil, sensori, ecc).
С	Normale funzionamento, segnalazione previsto dallo sganciatore.
D	Errore di impostazione dei dip-switch. Verificare e correggere le seguenti condizioni: • I1 ≥ I2 o I2 ≥ I3. • Iu < (2 * In * I1) nel caso InN = 200 %. • I4 < 0,3 In (con In = 100 A), 0,25 In (con In = 400 A) o 0,2 In (per tutte le altre taglie), in assenza di alimentazione ausiliaria. • t2 > 0,4 s (nel caso di interruttore UL) • t4 > 0,4 s (nel caso di interruttore UL) • I4 > 1200 A (nel caso di interruttore UL)
E	Eseguire l'installazione premendo il pulsante itest per almeno 5s.
F	Connettersi con Ekip Connect per impostare il Local Bus o confermare la manutenzione.
G	Sostituire batteria.

5 - Parametri di default

Parametri di default Ekip Dip Gli sganciatori Ekip Dip vengono forniti con i seguenti parametri di default, alcuni regolabili con i dipswitch frontali (protezioni, frequenza, neutro), altri via bus frontale.

Protezione/Parametro	Valore
L	1 ln; 144 s
S ⁽¹⁾	Off; 0,1 s
I	4 In
G ⁽¹⁾	Off; 0,1 s
Frequenza	50 Hz (IEC) / 60 Hz (UL)
Neutro	Off (per interruttore tripolare). 50 % (per interruttore tetrapolare)
Hardware Trip	Disabilitato
Bus Locale	Off
LED Alive	Disabilitato (LED di accensione fisso)
Manutenzione	Off

⁽¹⁾ Protezione S disponibile con versioni LSI e LSIG dello sganciatore. Protezione G disponibile con versione LSIG.

Accessori

1 - Panoramica

Accessori elettrici e meccanici Accessori elettrici e meccanici per E1.2:

Tipologia accessorio	Accessorio	Interruttori automatici	Sezionatori
	AUX 4Q	S	R
	AUX 15Q	R	R
Elettrici di segnalazione	Ekip AUP (1)	R	R
Elettrici di segnalazione	Ekip RTC	R	R
	S51	S	-
	S33 M/2	R	R
	YO ⁽⁴⁾ - YC	R	R
	YO2 (4)	R	R
Elettrici di controllo	YU (2)(4)	R	R
	М	R	R
	YR	R	-
	KLC - PLC	R	R
	KLP - PLP (1)	R	R
	SL (1)	S	S
Meccanici di sicurezza	DLC	R	R
	Blocco antintroduzione	S	S
	MOC	R	R
	FAIL SAFE (3)	R	R
	PBC	R	R
Maccanici di protozione	IP54	R	R
Meccanici di protezione	HTC-LTC	R	R
	РВ	R	R
Interblocchi	MI	R	R

S: Standard. R: a richiesta.

⁽¹⁾ Solo per esecuzione estraibile.

⁽²⁾ Incompatibile con FAIL SAFE. Su richiesta, ordinabile per UL

 $^{^{(3)}}$ Incompatibile con YU; STANDARD per UL.

⁽⁴⁾ Il numero massimo di accessori YO e YU disponibili è due.

Messa in servizio e manutenzione

1 - Messa in servizio

Introduzione La verifica generale è necessaria:

- · alla prima messa in servizio
- · dopo un prolungato periodo di inattività dell'interruttore




PERICOLO! RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO! Verificare l'interruttore con tutte le apparecchiature del quadro fuori tensione.



IMPORTANTE: Le verifiche comportano l'esecuzione di procedure che possono essere eseguite solo da Persone esperte, in ambito elettrico (IEV 195-04-01: persona con una formazione e un'esperienza sufficienti a permetterle di percepire i rischi ed evitare i pericoli potenzialmente creati dall'elettricità).

Cablaggio morsetti Indicazione dimensione cavi per il cablaggio dei morsetti:



Verifiche generali Alla prima messa in servizio o dopo un prolungato periodo di inattività occorre eseguire alcune verifiche sull'interruttore e nell'ambiente in cui viene installato:

Punti da verificare	Controlli
	1. Sufficiente ricambio di aria per evitare sovratemperature
Quadro	2. Luogo pulito, e libero da scarti di installazione (es.: cavi, utensili, schegge metalliche)
	3. Interruttore montato correttamente (coppie di serraggio , distanze in aria rispettate)
	4. Le condizioni ambientali di installazione devono essere conformi a quanto indicato nel capitolo "Condizioni ambientali" a pagina#s#20
	1. Connessioni di potenza serrate ai terminali dell'interruttore
Connessioni	2. Cavi e sbarre di sezione adeguata
Connession	3. Connessioni della messa a terra corrette
	4. Distanze massime dei setti rispettate
Manovre	Eseguire alcune manovre di apertura e di chiusura (vedi capitolo "Descrizione del prodotto - manovre di apertura/chiusura interruttore a pagina#s#15). La leva di carica delle molle deve muoversi con regolarità
Hanovic	ATTENZIONE! In presenza della bobina di minima tensione l'interruttore può essere chiuso solo dopo aver alimentato lo sganciatore stesso
Allarmi sganciatore	Collegare il dispositivo Ekip TT allo sganciatore di protezione e verificare che non siano presenti allarmi
Stato interruttore con Ekip Dip	Con Ekip Dip, lo stato interruttore non deve essere in errore (vedi tabella a pagina#s#38). Eseguire una manovra di chiusura/apertura dell'interruttore e verificare l'assenza di allarmi (vedi tabella a pagina#s#38)
Stato interruttore con Ekip Touch	Con Ekip Touch, lo stato interruttore deve essere letto correttamente (vedi tabella a pagina#s#38). Eseguire una manovra di chiusura/apertura dell'interruttore e verificare la corretta lettura del cambio stato
Trip Test	Con interruttore chiuso e in condizioni di riposo (senza correnti circolanti), effettuare un Trip test, e verificare l'apertura dell'interruttore
Parametri Ekip Dip	Verificare e modificare i dip switch di protezione, presenza neutro esterno, frequenza in base alle proprie esigenze di impianto
Parametri Ekip Touch	Collegare il dispositivo Ekip TT; verificare e modificare adeguatamente: parametri di protezione, configurazione interruttore, frequenza, PIN, data e lingua



NOTA: per motivi di sicurezza ABB consiglia fortemente di modificare il PIN fin dal primo accesso e di conservarlo con cura.

 $\textbf{Wizard} \quad \textbf{All'accensione Ekip Touch mostra la finestra di Wizard, una procedura assistita per l'immediata regolazione della compara dell$ di alcuni parametri: lingua, data, ora, tensione di impianto (se presente Measurement enabler) e PIN.

A procedura ultimata la finestra non apparirà più, a meno che venga resettata da Ekip Connect (comando Reset Wizard): in questo caso si presenterà alla prima accensione successiva l'invio del comando.

Verifica accessori Di seguito procedure di verifica sugli accessori da eseguire prima della messa in servizio:

Accessori (*) da verificare	Procedura
	1. Alimentare il motoriduttore di carica molle alla relativa tensione nominale.
	Risultato: Le molle si caricano regolarmente. Le segnalazioni sono regolari. A molle cariche il motoriduttore si ferma.
Motoriduttore	2. Eseguire alcune manovre di chiusura e di apertura.
	Risultato: Il motoriduttore ricarica le molle dopo ogni manovra di chiusura.
	NOTA: Se presente, alimentare preventivamente la bobina di minima tensione.
	1. Alimentare la bobina di minima tensione alla relativa tensione nominale ed eseguire la manovra di chiusura dell'interruttore.
	Risultato: L'interruttore si chiude regolarmente; le segnalazioni sono regolari.
	2. Togliere tensione allo sganciatore. L'interruttore apre.
Bobina di minima	3. Alimentare la bobina di minima tensione alla relativa tensione nominale ed eseguire la manovra di chiusura dell'interruttore.
tensione	Risultato: L'interruttore chiude; la segnalazione commuta.
	alimentazione. Altrimenti esaminare l'interruttore e l'apparecchiatura associata per assicurarsi che siano in buono stato.
	1. Chiudere l'interruttore.
Bobina di apertura	2. Alimentare la bobina di apertura alla relativa tensione nominale.
	Risultato: L'interruttore apre regolarmente; le segnalazioni sono regolari.
	1. Aprire l'interruttore.
Bobina di chiusura	
bobilla di Ciliusula	2. Caricare le molle manualmente o elettricamente.
	Caricare le molle manualmente o elettricamente. Alimentare la bobina di chiusura alla sua tensione nominale.
	3. Alimentare la bobina di chiusura alla sua tensione nominale.
	3. Alimentare la bobina di chiusura alla sua tensione nominale. Risultato: L'interruttore chiude regolarmente; le segnalazioni sono regolari.
Bobina di apertura	3. Alimentare la bobina di chiusura alla sua tensione nominale. Risultato: L'interruttore chiude regolarmente; le segnalazioni sono regolari. 1. Alimentare lo sganciatore di protezione con alimentazione ausiliaria Vaux.
con Ekip Com	 Alimentare la bobina di chiusura alla sua tensione nominale. Risultato: L'interruttore chiude regolarmente; le segnalazioni sono regolari. Alimentare lo sganciatore di protezione con alimentazione ausiliaria Vaux. Alimentare contatti Ekip Com Actuator.
	3. Alimentare la bobina di chiusura alla sua tensione nominale. Risultato: L'interruttore chiude regolarmente; le segnalazioni sono regolari. 1. Alimentare lo sganciatore di protezione con alimentazione ausiliaria Vaux. 2. Alimentare contatti Ekip Com Actuator. 3. Chiudere l'interruttore

^(*) se presente.

(**) solo versione estraibile.

Continua alla pagina successiva

Accessori ^(*) da verificare	Procedura
	1. Alimentare lo sganciatore di protezione con alimentazione ausiliaria Vaux.
	2. Alimentare contatti Ekip Com Actuator.
Bobina di chiusura	3. Caricare le molle.
con Ekip Com	4. Selezionare "chiudi CB" da menù Ekip Touch
Actuator	Risultato: L'interruttore chiude regolarmente; le segnalazioni sono regolari.
	NOTA: Il test può essere eseguito se sganciatore di protezione e bobine sono alimentate.
	1. Aprire l'interruttore
Blocco interruttore	2. Tenere premuto il pulsante di apertura
in posizione di	3. Ruotare la chiave ed estrarla dalla sede
aperto (a chiave o a lucchetti)	4. Tentare la manovra di chiusura dell'interruttore.
a luccrictil)	Risultato: Sia la chiusura manuale che elettrica sono impedite.
Contatti ausiliari	Collegare i contatti ausiliari ad opportuni circuiti di segnalazione od al multimetro.
dell'interruttore	2. eseguire alcune manovre di chiusura e di apertura dell'interruttore.
	Risultato: le segnalazioni avvengono regolarmente.
Contatti ausiliari	Collegare i contatti ausiliari ad opportuni circuiti di segnalazione
di segnalazione	portare successivamente l'interruttore in posizione di inserito, di sezionato
interruttore	in prova e di estratto.
inserito/	Risultato: le segnalazioni dovute alle relative manovre avvengono
sezionato in prova/ estratto	regolarmente.
Dispositivi di	Eseguire le prove di funzionamento.
blocco interruttore	1. Eseguire le prove di runzionamento.
inserito ed estratto (**)	Risultato: la funzionalità dei blocchi è corretta.
Dispositivi di	1. Eseguire le prove di funzionamento.
interblocco	
tra interruttori affiancati e sovrapposti	Risultato: la funzionalità dei blocchi è corretta.
Dispositivo di	1. Eseguire alcune manovre di inserzione ed estrazione.
inserzione ed estrazione (**)	Risultato: nella manovra di inserzione l'interruttore si inserisce regolarmente. I primi giri della manovella non offrono particolare resistenza.
Accessori ausiliari	Verificare la corretta installazione. Il valore della tensione ausiliaria di
e tensione	alimentazione degli accessori ausiliari deve essere compreso tra l'85% e il 110%
ausiliaria	della tensione nominale degli accessori ausiliari.
	1. Per tutti i moduli a morsettiera: verificare la connessione a <i>Ekip Supply</i> nella
	sede meccanica a morsettiera Per <i>Ekip Signalling 10K</i> e <i>Ekip Multimeter</i> : verificare la connessione del bus del
	modulo (W3-W4) alle rispettive prese a <i>Ekip Supply</i> o morsettiera
	2. Alimentare la Trip unit (e i moduli esterni se prevista un'alimentazione
Moduli esterni	separata) e verificarne l'accensione
	3. Verificare a menù o via Ekip Connect che sia abilitato il bus locale su Trip uni
	4. Verificare che il LED Power su ogni modulo sia acceso come il LED Power di Ekip Touch (fisso o lampeggio sincrono)
	5. Verificare a menù o via Ekip Connect la presenza di tutti i moduli installati e l'assenza di allarmi
	Verificare la connessione del sensore alla morsettiera
Neutro esterno	2. Alimentare la Trip unit e verificarne l'accensione
Neutro esterno, sensore omopolare (SGR), sensore differenziale (Rc)	3. Per <i>Neutro esterno</i> : verificare nel menù <i>Impostazioni - Interruttore</i> che
	Configurazione = 3P + N; diversamente, cambiare il parametro Per sensori omopolare e differenziale: impostare presenza e taglia nel menù Impostazioni - Interruttore - Protezione di terra; parametri di protezione nei
	menù <i>Protezioni</i> o Avanzate

^(*) se presente.

^(**) solo versione estraibile.

Accessori (*) da verificare	Procedura ABB SACE Emax 2
	1. Accertarsi dei collegamenti di selettività (tra Ekip Touch e le altre unità) come da schemi elettrici
	2. Fornire alimentazione ausiliaria a Ekip Touch e accertarsi che lo stato del CB sia: Aperto
	3. Verificare che la protezione della selettività interessata sia stata abilitata (esempio: protezione S)
Selettività di zona	4. Selezionare il menù <i>Test - Selettività di Zona</i> e il sottomenù della protezione interessata; per ogni protezione attivata ripetere i punti 5, 6, 7 e 8 NOTA: per la selettività D considerare il sottomenù S per i collegamenti Forward e G per i collegamenti Backward
	Verifica Output : 5. Selezionare il comando <i>Forza Output</i> e verificare sull'unità collegata all'output di Ekip Touch lo stato del proprio <i>Ingresso</i> = ON 6. Selezionare <i>Rilascia Output</i> e verificare su unità <i>Ingresso</i> = OFF
	Verifica Input : 7. Selezionare sull'unità collegata all'input di Ekip Touch il comando <i>Forza Output</i> ; verificare su Trip unit: <i>Ingresso</i> = ON 8. Selezionare <i>Rilascia Output</i> , verificare su Trip unit: <i>Ingresso</i> = OFF

Check list finale Dopo avere completato le procedure di verifica generali e degli accessori eseguire le sottoindicate operazioni. Stampare questo foglio per annotare il controllo effettuato nella relativa colonna ("Verifica").

Operazione		Descrizione	Verifica
1	Interruttore OFF	Aprire l'interruttore	
2	Interruttore inserito	Portare l'interruttore in esecuzione estraibile in posizione di inserito e riposizionare la manovella nell'apposita sede	
3	Parametri Sganciatore	Regolare lo sganciatore di protezione in accordo ai dati di progetto dell'impianto (a cura del progettista dell'impianto). Se necessario, alimentare lo sganciatore di protezione con unità Ekip TT	
4	Rimozione Ekip TT	Se presente, rimuovere l'unità Ekip TT	
5	Inserimento tensione	Collegare la tensione ausiliaria	
6	Chiusura quadro	Chiudere la porta del quadro	
7	Carica molle	Caricare le molle di chiusura	
8	Bobina di minima tensione	Verificare che la bobina di minima tensione sia alimentata	
9	Bobine di apertura e di chiusura	Verificare che le bobine di apertura e di chiusura non siano alimentate	
10	Interblocco meccanico dell'interruttore	Se presente, verificare che l'interblocco meccanico dell'interruttore non sia attivo	
11	Dispositivi di blocco	Se presenti, verificare che i dispositivi di blocco dell'interruttore non siano attivi	
12	Segnalazioni di stato	Controllare che i segnalatori sul frontale interruttore rappresentino: interruttore aperto - molle scariche O - OPEN e segnalatore molle bianco DISCHARGED SPRING	

2 - Identificazione allarmi o guasti

Introduzione Lo sganciatore di protezione è in grado di individuare alcune anomalie e di segnalarle tramite LED o display; è necessario identificarne la causa ed eliminarla prima di richiudere l'interruttore sia localmente che a distanza.



ATTENZIONE: l'identificazione dei guasti deve essere gestita solo da Persone esperte, in ambito elettrico (IEV 195-04-01): persona con una formazione ed un'esperienza sufficienti a permetterle di percepire i rischi ed evitare i pericoli potenzialmente creati dall'elettricità). Infatti può essere necessario effettuare prove di isolamento e dielettriche su una parte o su tutta l'installazione.

Alcuni guasti comportano un funzionamento parziale dell'interruttore. Consultare i paragrafi "Anomalie, cause e rimedi" dove vengono elencate le possibili cause delle principali anomalie.

Maggiori informazioni relative a Ekip Touch ed agli accessori citati in guesto capitolo e non presenti in questo manuale sono reperibili sul sito http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, con il manuale Ekip Touch 1SDH001316R0001.

Anomalie, cause e rimedi Di seguito un elenco di possibili situazioni anomale, loro possibili cause e dei suggerimenti per risolverle.



NOTA: con Ekip Touch usare i suggerimenti riportati anche nel documento **1SDH001316R1001**.

Anomalie	Possibili cause	Suggerimenti
	La segnalazione di intervento dello sganciatore di protezione non è stata ripristinata	Premere il pulsante TU Reset meccanico o azionare il riarmo elettrico a distanza.
	Il blocco a chiave o a lucchetti in aperto è attivato	Sbloccare il blocco in aperto mediante l'apposita chiave
L'interruttore non si chiude premendo il	L'interruttore si trova in una posizione intermedia tra inserito e test o tra test ed estratto	Completare la manovra di inserzione
pulsante di chiusura	La bobina di minima tensione non è eccitata	Controllare il circuito di alimentazione e la tensione di alimentazione
	La bobina di apertura è permanentemente eccitata	Condizione di funzionamento corretta
	Il pulsante di sblocco è premuto (esecuzione estraibile)	Ruotando la manovella completare la manovra di inserzione o estrazione iniziata
	La segnalazione di intervento dello sganciatore di protezione non è stata ripristinata	Premere il pulsante TU Reset
	La tensione di alimentazione dei circuiti ausiliari è troppo bassa	Misurare la tensione: non deve essere inferiore al 70% della tensione nominale della bobina
	La tensione di alimentazione è diversa da quella di targa indicata	Verificare la tensione di targa
	I cavi della bobina non sono inseriti correttamente nei morsetti	Verificare che vi sia continuità tra cavo e morsetto ed eventualmente riconnettere i cavi della bobina nei morsetti
	I collegamenti nel circuito di alimentazione sono errati	Verificare i collegamenti mediante il relativo schema elettrico
12.	La bobina di chiusura è danneggiata	Sostituire la bobina
L'interruttore non si chiude alimentando la bobina di chiusura	Il comando è bloccato	Eseguire la manovra di chiusura in manuale; se l'anomalia permane contattare ABB
	Il blocco a chiave in aperto è attivato	Sbloccare il blocco in aperto mediante l'apposita chiave
	L'interruttore si trova in una posizione intermedia tra inserito e test o il pulsante di sblocco è premuto (esecuzione estraibile)	Completare la manovra di inserzione
	La bobina di minima tensione non è eccitata	Verificare che la bobina di minima tensione sia alimentata correttamente
	La bobina di apertura è permanentemente eccitata	Condizione di funzionamento corretta. Se necessario disalimentare la bobina di apertura
	La manovella di estrazione è inserita (esecuzione estraibile)	Rimuovere la manovella
L'interruttore non si apre premendo il pulsante di apertura	Il comando è bloccato	Contattare ABB

Continua alla pagina successiva

Anomalie	Possibili cause	Suggerimenti
	Il comando è bloccato	Contattare ABB
	La tensione di alimentazione dei circuiti ausiliari è troppo bassa	Misurare la tensione: non deve essere inferiore all'85 % della tensione nominale della bobina
D'alam da a a a a a'	La tensione di alimentazione è diversa da quella di targa indicata	Utilizzare la tensione adeguata
L'interruttore non si apre alimentando la bobina di apertura	I cavi della bobina non sono inseriti correttamente nei morsetti	Verificare che vi sia continuità tra cavo e morsetto ed eventualmente riconnettere i cavi della bobina nei morsetti
	I collegamenti del circuito di alimentazione sono errati	Verificare i collegamenti mediante il relativo schema elettrico
	La bobina di apertura è danneggiata	Sostituire la bobina
L'interruttore non si apre per comando della bobina di minima tensione	Il comando è bloccato	Eseguire la manovra di apertura in manuale; se l'anomalia permane contattare ABB
Non è possibile caricare le molle di chiusura mediante la leva di carica manuale	Il comando è bloccato	Contattare ABB
	I cavi del motoriduttore non sono inseriti correttamente nei morsetti	Verificare che vi sia continuità tra cavo e morsetto ed eventualmente riconnettere i cavi del motoriduttore nei morsetti
Non è possibile caricare le molle di chiusura mediante il	I collegamenti del circuito di alimentazione sono errati	Verificare i collegamenti mediante il relativo schema elettrico
motoriduttore	L'interruttore è in posizione di estratto	Portare l'interruttore in posizione di test o di inserito
	È intervenuto il fusibile interno a protezione del motoriduttore	Sostituire il fusibile
	Il motoriduttore è danneggiato	Sostituire il motoriduttore
Non è possibile premere il pulsante per poter inserire la manovella di estrazione	L'interruttore è chiuso	Premere il pulsante di apertura per consentire, ad interruttore aperto, l'inserimento della manovella
Non è possibile inserire la parte mobile nella	La manovra di inserzione/ estrazione non viene eseguita correttamente	Vedi i capitoli "Manovre inserzione/ estrazione interruttore" alle pagine#s#17 Vedi il documento 1SDH002013A1001
parte fissa	La parte mobile è incompatibile con la parte fissa	Verificare la compatibilità tra parte mobile e parte fissa
Non è possibile eseguire il blocco	Non si sta premendo il pulsante di apertura	Premere il pulsante di apertura ed attivare il blocco
dell'interruttore in aperto	Il blocco in aperto è difettoso	Contattare ABB
Non à possibile	Il Trip coil non è collegato correttamente	Controllare il collegamento del Trip coil e verificare i messaggi sul display
Non è possibile effettuare il trip test	La segnalazione di intervento su CB non è stata ripristinata	Premere il pulsante di reset
	La corrente di sbarra è maggiore di zero	Condizione di funzionamento corretta

Continua alla pagina successiva

Anomalie	Possibili cause	Suggerimenti
Non è possibile rimuovere l'interruttore da estratto a rimosso	Blocco Fail Safe attivo	Scaricare le molle di chiusura del comando
Tempi di intervento	Soglia/tempo/curva selezionata errata	Correggere parametri
diversi da quelli attesi	Memoria termica inserita	Escludere se non necessaria
	Selezione neutro errata	Correggere selezione neutro
Intervento rapido con 13 = Off	Intervento di linst	Condizione di funzionamento corretta con cortocircuito ad alta corrente
Corrente di terra alta, ma non c'è il trip	Funzione G inibita per corrente elevata	Condizione di funzionamento corretta (vedi casistiche nel capitolo descrittivo della protezione)
Misure errate o assenti	Corrente al di sotto della soglia minima visualizzabile	Condizione di funzionamento corretta
(corrente, etc.)	Distorsione armonica e/o fattore di picco fuori range	Condizione di funzionamento corretta
Mancata visualizzazione dei dati di apertura	Manca l'alimentazione ausiliaria e/o la batteria è scarica	Condizione di funzionamento corretta

3 - Manutenzione

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale 1SDH001330R1001 (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

4 - Messa fuori servizio e trattamento a fine vita

Norme di sicurezza Durante le fasi del processo di messa fuori servizio e trattamento a fine vita degli interruttori SACE Emax 2 rispettare le seguenti norme di sicurezza:

- le molle di chiusura, anche se scariche, non devono mai essere smontate.
- per la movimentazione e il sollevamento degli interruttori fare riferimento al capitolo "Disimballo e movimentazione" a pagina 10.



PERICOLO! RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO! Scollegare o disconnettere ogni alimentazione elettrica, per evitare ogni potenziale rischio di shock durante la rimozione dell'interruttore dal servizio.



ATTENZIONE! Dopo lo smantellamento del quadro l'interruttore deve essere stoccato in posizione di aperto con le molle di chiusura scariche e con la calotta frontale montata.

Personale qualificato Le operazioni di messa fuori servizio degli interruttori SACE Emax 2 comportano l'esecuzione di procedure che possono essere eseguite da Persone addestrate, in ambito elettrico (IEV 195-04-02): persona adequatamente informata o supervisionata da elettrotecnici per permetterle di percepire i rischi ed evitare i pericoli potenzialmente creati dall'elettricità.

materiali interruttore

Trattamento a fine vita I materiali utilizzati nella produzione di interruttori della serie SACE Emax 2 sono riciclabili e devono essere trattati separatamente come indicato nella seguente tabella:

TIPO	MATERIALE
A	Parti plastiche ⁽¹⁾
В	Parti metalliche
С	Circuiti stampati
D	Sensori di corrente, cavi, motori, avvolgimenti elettrici

⁽¹⁾ Tutti i componenti con dimensioni significative riportano il contrassegno del tipo di materiale.



NOTA: fare riferimento alla normativa nazionale vigente al momento della messa fuori servizio del prodotto, nel caso la stessa preveda procedure di trattamento a fine vita diverse da quelle indicate.

Smaltimento materiali imballo

I materiali utilizzati per gli imballi di interruttori della serie SACE Emax 2 sono riciclabili e devono essere trattati separatamente come indicato nella seguente tabella:

TIPO	MATERIALE
Α	Parti in plastica
В	Parti in cartone
С	Parti in legno



NOTA: fare riferimento alla normativa nazionale vigente al momento della messa fuori servizio del prodotto, nel caso la stessa preveda procedure di trattamento a fine vita diverse da quelle indicate.



We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document without prior notice. ABB does not accept any responsibility whatsoever for potential errors or possible lack of information in this document.

We reserve all rights in this document and in the subject matter and illustrations contained therein. Any reproduction, disclosure to third parties or utilization of its contents – in whole or in parts – is forbidden without prior written consent of ABB.