



Stecksockelsystem

SMISLINE TP und SMISLINE TP Power Bar

Weitere Informationen unter www.abb.de/smissline	11/2
Leitungsschutzschalter (MCB)	11/3
Serie S400 E.....	11/3
Serie UCC Gleichstromanwendung $I_{cu} = 10 \dots 25 (50) \text{ kA}$	11/14
Serie UCZ Gleichstromanwendung $I_{cu} = 10 \dots 25 (50) \text{ kA}$	11/15
Serie SUP400M UL489 277/480V	11/16
Kombinierter FILS-Schalter (RCBO) FS401.....	11/17
Typ A  (wechsel- und pulsstromsensitiv)	
(1P+N) $I_{cn} = 6 \text{ kA}$ und 10 kA	11/17
Typ F  (mischfrequenzsensitiv)	
(1P+N) $I_{cn} = 10 \text{ kA}$	11/18
Kombinierter FILS-Schalter (RCBO) FS403.....	11/19
Typ A  (wechsel- und pulsstromsensitiv),	
(3P+N) $I_{cn} = 6 \text{ kA}$ und 10 kA	11/19
Typ F  (mischfrequenzsensitiv), (3P+N) $I_{cn} = 10 \text{ kA}$	11/20
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)	11/21
Typ A (wechsel- und pulsstromsensitiv) F402, F404	11/21
Typ B (allstromsensitiv) F404 B	11/22
Überspannungsschutzeinrichtung (SPD)	
Serie OVR404, Lasttrennschalter Serie IS404.....	11/23
Hilfs- und Signalkontakte.....	11/24
Neutralleitertrenner, Leergehäuse, Zubehör,	
Arbeitsstromauslöser	11/25
Hilfs- und Signalkontakte für SUP400M	11/26
Stecksockelsystem 125 A	11/27
Starterpaket 3L	11/27
Starterpaket 3LN	11/28
Starterpaket 3L LA LB	11/29
Starterpaket 3LN LA LB	11/30
Stecksockel, Stromschienen 125 A, Endstück.....	11/31
Zusatzsockel.....	11/32
Stromschienen 40 A und 125 A	11/33
Einspeiseblöcke, Einspeiseelemente 63 A und 200 A.....	11/34
Einspeiseblock 160 A.....	11/35
Klemmen Zusatzsockel IEC.....	11/36
Klemmen Zusatzsockel UL.....	11/37
Stecksockel Zubehör	11/38
Adapter	11/39
MS116, MS132 mit AF-Schütze.....	11/39
Universaladapter IEC und UL508	11/40
Universaladapter IEC und UL489	11/41
27 mm breite Lösung für S800 High Performance MCB	11/42
Stecksockelsystem Power Bar System 250 A	11/43
Starterpaket 3L	11/43
Starterpaket 3LN	11/44
Starterpaket 3LN LA LB	11/45
Direkteinspeisung für XT4	11/46
Stecksockel, Stromschienen, Endstück.....	11/47
Einspeiseblöcke, Einspeiseelemente	11/48
Zusatzsockel, Diverses Zubehör.....	11/49
Stromschienen 40 A und 250 A.....	11/50

Stecksockelsystem SMISLINE TP

Weitere Informationen unter www.abb.de/smisline



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)



Für Endkunden, technischer Dienst und Betreiber

- SMISLINE TP im Überblick (PDF)
- Gute Gründe für Planer, Bauherren und Anwender
- Sichere Energieversorgung für intelligentes Energiemanagement



Für Elektroplaner

- Technischer Katalog
- Ausschreibungstexte
- SMISLINE Designer



Schaltanlagen- und Steuerungsbauer

- Auswahlhilfe: SMISLINE TP in nur drei Schritten!
- Schutzgeräte in beliebiger Reihenfolge auf Stecksockel kombinieren
- Artikel: In 3 Schritten zur fingersicheren Energieverteilung mit SMISLINE TP (Blogbeitrag)
- Technischer Katalog



Referenzen unter www.abb.de/smisline

Technischer Katalog SMISLINE TP [PDF Dokument]

SMISLINE TP in nur drei Schritten:

1. Sockel

Auswahl der Stromtragfähigkeit und Länge des Sockels

2. Einspeisung

Auswahl und Platzierung der Einspeisung

3. Abgänge

Auswahl der zu platzierenden Komponenten als native Direktsteckgeräte oder mittels Adapter



SMISLINE TP Schritt 3: Einfache Umschlüsselung von Installationsgeräten zu SMISLINE:

Installationsgeräte	SMISLINE
Überstromschutz (Sicherungsautomaten)	
S200	S400E
S200M	S400M
Fehlerstrom-Schutz	
F202A	F402A
F202A AP-R	F402A AP-R
F204A	F404A
F204A AP-R	F404AK
F204AS	F404AS
Kombinierter Fehlerstrom mit Überstromschutz	
DS201A	FS401E
DS201MA	FS401M
DS201MF	FS401MK
DS203NCA	FS403E
	FS403M
	FS403MK (Typ F)
Überspannungsschutz	
OVR T2 4L 40-275 P TS QS	OVR404 4L 40-275 P TS QS
OVR T2 3N 40-275 P TS QS	OVR404 3N 40-275 P TS QS
Lasttrennschalter	
SD204/63	IS40463

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie S400 E



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

B nach EN 60898-1

	I _n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	6	1	S401E-B6	2CCS551001R0065	22,60	10	0,140
	8	1	S401E-B8	2CCS551001R0085	22,60	10	0,140
	10	1	S401E-B10	2CCS551001R0105	16,20	10	0,140
	13	1	S401E-B13	2CCS551001R0135	16,20	10	0,140
	16	1	S401E-B16	2CCS551001R0165	14,00	10	0,140
	20	1	S401E-B20	2CCS551001R0205	16,90	10	0,140
	25	1	S401E-B25	2CCS551001R0255	17,70	10	0,140
	32	1	S401E-B32	2CCS551001R0325	19,30	10	0,140
	40	1	S401E-B40	2CCS551001R0405	24,20	10	0,140
	50	1	S401E-B50	2CCS551001R0505	29,00	10	0,140
 	63	1	S401E-B63	2CCS551001R0635	34,00	10	0,140
	6	2	S402E-B6	2CCS552001R0065	67,50	5	0,235
	8	2	S402E-B8	2CCS552001R0085	67,50	5	0,235
	10	2	S402E-B10	2CCS552001R0105	60,00	5	0,235
	13	2	S402E-B13	2CCS552001R0135	52,50	5	0,235
	16	2	S402E-B16	2CCS552001R0165	51,00	5	0,235
	20	2	S402E-B20	2CCS552001R0205	57,50	5	0,235
	25	2	S402E-B25	2CCS552001R0255	61,00	5	0,235
	32	2	S402E-B32	2CCS552001R0325	69,00	5	0,235
	40	2	S402E-B40	2CCS552001R0405	85,00	5	0,235
 	50	2	S402E-B50	2CCS552001R0505	105,00	5	0,235
	63	2	S402E-B63	2CCS552001R0635	125,00	5	0,235
	6	3	S403E-B6	2CCS553001R0065	154,00	3	0,322
	8	3	S403E-B8	2CCS553001R0085	110,00	3	0,322
	10	3	S403E-B10	2CCS553001R0105	82,50	3	0,322
	13	3	S403E-B13	2CCS553001R0135	82,50	3	0,322
	16	3	S403E-B16	2CCS553001R0165	79,00	3	0,322
	20	3	S403E-B20	2CCS553001R0205	87,50	3	0,322
	25	3	S403E-B25	2CCS553001R0255	92,00	3	0,322
	32	3	S403E-B32	2CCS553001R0325	103,00	3	0,322
	40	3	S403E-B40	2CCS553001R0405	129,00	3	0,322
	50	3	S403E-B50	2CCS553001R0505	154,00	3	0,322
	63	3	S403E-B63	2CCS553001R0635	177,00	3	0,322

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie S400 E-C, $I_{cn} = 6 \text{ kA}$



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

C nach EN 60898-1

	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	6	1	S401E-C6	2CCS551001R0064	41,40	10	0,140
	8	1	S401E-C8	2CCS551001R0084	29,60	10	0,140
	10	1	S401E-C10	2CCS551001R0104	29,60	10	0,140
	13	1	S401E-C13	2CCS551001R0134	26,90	10	0,140
	16	1	S401E-C16	2CCS551001R0164	25,40	10	0,140
	20	1	S401E-C20	2CCS551001R0204	25,40	10	0,140
	25	1	S401E-C25	2CCS551001R0254	29,60	10	0,140
	32	1	S401E-C32	2CCS551001R0324	33,20	10	0,140
	40	1	S401E-C40	2CCS551001R0404	40,70	10	0,140
	50	1	S401E-C50	2CCS551001R0504	60,50	10	0,140
 	6	2	S402E-C6	2CCS552001R0064	87,00	5	0,221
	8	2	S402E-C8	2CCS552001R0084	87,00	5	0,221
	10	2	S402E-C10	2CCS552001R0104	74,00	5	0,221
	13	2	S402E-C13	2CCS552001R0134	74,00	5	0,221
	16	2	S402E-C16	2CCS552001R0164	67,50	5	0,221
	20	2	S402E-C20	2CCS552001R0204	75,00	5	0,221
	25	2	S402E-C25	2CCS552001R0254	82,00	5	0,221
	32	2	S402E-C32	2CCS552001R0324	88,00	5	0,221
	40	2	S402E-C40	2CCS552001R0404	113,00	5	0,221
	50	2	S402E-C50	2CCS552001R0504	138,00	5	0,221
 	6	3	S403E-C6	2CCS553001R0064	135,00	3	0,401
	8	3	S403E-C8	2CCS553001R0084	121,00	3	0,401
	10	3	S403E-C10	2CCS553001R0104	108,00	3	0,401
	13	3	S403E-C13	2CCS553001R0134	108,00	3	0,401
	16	3	S403E-C16	2CCS553001R0164	105,00	3	0,401
	20	3	S403E-C20	2CCS553001R0204	112,00	3	0,401
	25	3	S403E-C25	2CCS553001R0254	121,00	3	0,401
	32	3	S403E-C32	2CCS553001R0324	135,00	3	0,401
	40	3	S403E-C40	2CCS553001R0404	162,00	3	0,401
	50	3	S403E-C50	2CCS553001R0504	210,00	3	0,401
	63	3	S403E-C63	2CCS553001R0634	242,00	3	0,401

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie S400 E-C NP mit geschütztem Neutraleiter, $I_{cn} = 6 \text{ kA}$



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

C nach EN 60898-1

	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	10	2	S401E-C10NP	2CCS551103R8104	60,50	5	0,288
	13	2	S401E-C13NP	2CCS551103R8134	51,50	5	0,288
	16	2	S401E-C16NP	2CCS551103R8164	49,80	5	0,288
	20	2	S401E-C20NP	2CCS551103R8204	58,00	5	0,288
	25	2	S401E-C25NP	2CCS551103R8254	60,50	5	0,288
	32	2	S401E-C32NP	2CCS551103R8324	66,50	5	0,288
	40	2	S401E-C40NP	2CCS551103R8404	87,50	5	0,288
	50	2	S401E-C50NP	2CCS551103R8504	112,00	5	0,288
 	63	2	S401E-C63NP	2CCS551103R8634	127,00	5	0,288
	10	4	S403E-C10NP	2CCS553103R8104	149,00	2	0,428
	13	4	S403E-C13NP	2CCS553103R8134	142,00	2	0,428
	16	4	S403E-C16NP	2CCS553103R8164	140,00	2	0,428
	20	4	S403E-C20NP	2CCS553103R8204	146,00	2	0,428
	25	4	S403E-C25NP	2CCS553103R8254	152,00	2	0,428
	32	4	S403E-C32NP	2CCS553103R8324	156,00	2	0,428
	40	4	S403E-C40NP	2CCS553103R8404	178,00	2	0,428
	50	4	S403E-C50NP	2CCS553103R8504	194,00	2	0,428
	63	4	S403E-C63NP	2CCS553103R8634	219,00	2	0,428

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie S400 M-B, $I_{cn} = 10 \text{ kA}$



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

B nach EN 60898-1

	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	4	1	S401M-B4	2CCS571001R0045	34,50	10	0,140
	6	1	S401M-B6	2CCS571001R0065	33,90	10	0,140
	8	1	S401M-B8	2CCS571001R0085	34,50	10	0,140
	10	1	S401M-B10	2CCS571001R0105	26,90	10	0,140
	13	1	S401M-B13	2CCS571001R0135	26,90	10	0,140
	16	1	S401M-B16	2CCS571001R0165	25,10	10	0,140
	20	1	S401M-B20	2CCS571001R0205	28,80	10	0,140
	25	1	S401M-B25	2CCS571001R0255	29,60	10	0,140
	32	1	S401M-B32	2CCS571001R0325	32,40	10	0,140
	40	1	S401M-B40	2CCS571001R0405	42,50	10	0,140
	50	1	S401M-B50	2CCS571001R0505	49,00	10	0,140
 	63	1	S401M-B63	2CCS571001R0635	57,00	10	0,140
	4	2	S402M-B4	2CCS572001R0045	88,50	5	0,235
	6	2	S402M-B6	2CCS572001R0065	86,50	5	0,235
	8	2	S402M-B8	2CCS572001R0085	79,00	5	0,235
	10	2	S402M-B10	2CCS572001R0105	71,50	5	0,235
	13	2	S402M-B13	2CCS572001R0135	64,50	5	0,235
	16	2	S402M-B16	2CCS572001R0165	61,00	5	0,235
	20	2	S402M-B20	2CCS572001R0205	69,00	5	0,235
	25	2	S402M-B25	2CCS572001R0255	74,00	5	0,235
	32	2	S402M-B32	2CCS572001R0325	86,00	5	0,235
	40	2	S402M-B40	2CCS572001R0405	95,00	5	0,235
 	50	2	S402M-B50	2CCS572001R0505	120,00	5	0,235
	63	2	S402M-B63	2CCS572001R0635	138,00	5	0,235
	4	3	S403M-B4	2CCS573001R0045	155,00	3	0,322
	6	3	S403M-B6	2CCS573001R0065	146,00	3	0,322
	8	3	S403M-B8	2CCS573001R0085	138,00	3	0,322
	10	3	S403M-B10	2CCS573001R0105	127,00	3	0,322
	13	3	S403M-B13	2CCS573001R0135	127,00	3	0,322
	16	3	S403M-B16	2CCS573001R0165	119,00	3	0,322
	20	3	S403M-B20	2CCS573001R0205	129,00	3	0,322
	25	3	S403M-B25	2CCS573001R0255	136,00	3	0,322
	32	3	S403M-B32	2CCS573001R0325	141,00	3	0,322
	40	3	S403M-B40	2CCS573001R0405	190,00	3	0,322
	50	3	S403M-B50	2CCS573001R0505	219,00	3	0,322
	63	3	S403M-B63	2CCS573001R0635	259,00	3	0,322

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie S400 M-C, $I_{cn} = 10 \text{ kA}$, $I_{cu} = 15 \dots 25 (50) \text{ kA}$



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

C nach EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2

	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 1 2	0,5	1	S401M-C0.5	2CCS571001R0984	45,50	10	0,140
	1	1	S401M-C1	2CCS571001R0014	45,50	10	0,140
	1,6	1	S401M-C1.6	2CCS571001R0974	45,50	10	0,140
	2	1	S401M-C2	2CCS571001R0024	45,50	10	0,140
	3	1	S401M-C3	2CCS571001R0034	45,50	10	0,140
	4	1	S401M-C4	2CCS571001R0044	45,50	10	0,140
	6	1	S401M-C6	2CCS571001R0064	48,50	10	0,140
	8	1	S401M-C8	2CCS571001R0084	48,50	10	0,140
	10	1	S401M-C10	2CCS571001R0104	41,40	10	0,140
	13	1	S401M-C13	2CCS571001R0134	41,40	10	0,140
	16	1	S401M-C16	2CCS571001R0164	41,40	10	0,140
	20	1	S401M-C20	2CCS571001R0204	45,20	10	0,140
	25	1	S401M-C25	2CCS571001R0254	47,50	10	0,140
	32	1	S401M-C32	2CCS571001R0324	48,30	10	0,140
	40	1	S401M-C40	2CCS571001R0404	57,00	10	0,140
	50	1	S401M-C50	2CCS571001R0504	67,00	10	0,140
	63	1	S401M-C63	2CCS571001R0634	81,00	10	0,140
 1 3N 2 4N	0,5	2	S402M-C0.5	2CCS572001R0984	120,00	5	0,235
	1	2	S402M-C1	2CCS572001R0014	120,00	5	0,235
	1,6	2	S402M-C1.6	2CCS572001R0974	120,00	5	0,235
	2	2	S402M-C2	2CCS572001R0024	120,00	5	0,235
	3	2	S402M-C3	2CCS572001R0034	120,00	5	0,235
	4	2	S402M-C4	2CCS572001R0044	120,00	5	0,235
	6	2	S402M-C6	2CCS572001R0064	143,00	5	0,235
	8	2	S402M-C8	2CCS572001R0084	143,00	5	0,235
	10	2	S402M-C10	2CCS572001R0104	112,00	5	0,235
	13	2	S402M-C13	2CCS572001R0134	112,00	5	0,235
	16	2	S402M-C16	2CCS572001R0164	112,00	5	0,235
	20	2	S402M-C20	2CCS572001R0204	112,00	5	0,235
	25	2	S402M-C25	2CCS572001R0254	121,00	5	0,235
	32	2	S402M-C32	2CCS572001R0324	121,00	5	0,235
	40	2	S402M-C40	2CCS572001R0404	143,00	5	0,235
	50	2	S402M-C50	2CCS572001R0504	165,00	5	0,235
	63	2	S402M-C63	2CCS572001R0634	188,00	5	0,235
 1 3 5 2 4 6	0,5	3	S403M-C0.5	2CCS573001R0984	169,00	3	0,322
	1	3	S403M-C1	2CCS573001R0014	169,00	3	0,322
	1,6	3	S403M-C1.6	2CCS573001R0974	169,00	3	0,322
	2	3	S403M-C2	2CCS573001R0024	169,00	3	0,322
	3	3	S403M-C3	2CCS573001R0034	169,00	3	0,322
	4	3	S403M-C4	2CCS573001R0044	169,00	3	0,322
	6	3	S403M-C6	2CCS573001R0064	162,00	3	0,322
	8	3	S403M-C8	2CCS573001R0084	162,00	3	0,322
	10	3	S403M-C10	2CCS573001R0104	151,00	3	0,322
	13	3	S403M-C13	2CCS573001R0134	151,00	3	0,322
	16	3	S403M-C16	2CCS573001R0164	151,00	3	0,322
	20	3	S403M-C20	2CCS573001R0204	151,00	3	0,322
	25	3	S403M-C25	2CCS573001R0254	172,00	3	0,322
	32	3	S403M-C32	2CCS573001R0324	173,00	3	0,322
	40	3	S403M-C40	2CCS573001R0404	236,00	3	0,322
	50	3	S403M-C50	2CCS573001R0504	268,00	3	0,322
	63	3	S403M-C63	2CCS573001R0634	314,00	3	0,322

*50kA auf Anfrage

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie S400 M-D, $I_{cn} = 10 \text{ kA}$



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

D nach EN 60898-1

	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	6	1	S401M-D6	2CCS571001R0061	56,00	10	0,140
	8	1	S401M-D8	2CCS571001R0081	56,00	10	0,140
	10	1	S401M-D10	2CCS571001R0101	45,70	10	0,140
	13	1	S401M-D13	2CCS571001R0131	38,80	10	0,140
	16	1	S401M-D16	2CCS571001R0161	39,70	10	0,140
	20	1	S401M-D20	2CCS571001R0201	43,60	10	0,140
	25	1	S401M-D25	2CCS571001R0251	45,60	10	0,140
	32	1	S401M-D32	2CCS571001R0321	50,50	10	0,140
	40	1	S401M-D40	2CCS571001R0401	61,00	10	0,140
	50	1	S401M-D50	2CCS571001R0501	71,50	10	0,140
 	63	1	S401M-D63	2CCS571001R0631	81,00	10	0,140
	6	2	S402M-D6	2CCS572001R0061	135,00	5	0,235
	8	2	S402M-D8	2CCS572001R0081	135,00	5	0,235
	10	2	S402M-D10	2CCS572001R0101	122,00	5	0,235
	13	2	S402M-D13	2CCS572001R0131	108,00	5	0,235
	16	2	S402M-D16	2CCS572001R0161	101,00	5	0,235
	20	2	S402M-D20	2CCS572001R0201	117,00	5	0,235
	25	2	S402M-D25	2CCS572001R0251	121,00	5	0,235
	32	2	S402M-D32	2CCS572001R0321	135,00	5	0,235
	40	2	S402M-D40	2CCS572001R0401	165,00	5	0,235
 	50	2	S402M-D50	2CCS572001R0501	188,00	5	0,235
	63	2	S402M-D63	2CCS572001R0631	213,00	5	0,235
	6	3	S403M-D6	2CCS573001R0061	205,00	3	0,322
	8	3	S403M-D8	2CCS573001R0081	205,00	3	0,322
	10	3	S403M-D10	2CCS573001R0101	182,00	3	0,322
	13	3	S403M-D13	2CCS573001R0131	162,00	3	0,322
	16	3	S403M-D16	2CCS573001R0161	155,00	3	0,322
	20	3	S403M-D20	2CCS573001R0201	177,00	3	0,322
	25	3	S403M-D25	2CCS573001R0251	182,00	3	0,322
	32	3	S403M-D32	2CCS573001R0321	205,00	3	0,322
	40	3	S403M-D40	2CCS573001R0401	242,00	3	0,322
	50	3	S403M-D50	2CCS573001R0501	287,00	3	0,322
	63	3	S403M-D63	2CCS573001R0631	315,00	3	0,322

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie S400 M-K, $I_{cu} = 15 \dots 25 (50) \text{ kA}$



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

K nach IEC/EN 60947-2

	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	0,5	1	S401M-K0.5	2CCS571001R0157	37,70	10	0,140
	1	1	S401M-K1	2CCS571001R0217	37,70	10	0,140
	1,6	1	S401M-K1.6	2CCS571001R0257	37,70	10	0,140
	2	1	S401M-K2	2CCS571001R0277	37,70	10	0,140
	3	1	S401M-K3	2CCS571001R0317	37,70	10	0,140
	4	1	S401M-K4	2CCS571001R0337	37,70	10	0,140
	6	1	S401M-K6	2CCS571001R0377	37,70	10	0,140
	8	1	S401M-K8	2CCS571001R0407	37,70	10	0,140
	10	1	S401M-K10	2CCS571001R0427	34,80	10	0,140
	13	1	S401M-K13	2CCS571001R0447	34,80	10	0,140
	16	1	S401M-K16	2CCS571001R0467	33,30	10	0,140
	20	1	S401M-K20	2CCS571001R0487	36,40	10	0,140
	25	1	S401M-K25	2CCS571001R0517	39,40	10	0,140
	32	1	S401M-K32	2CCS571001R0537	43,90	10	0,140
	40	1	S401M-K40	2CCS571001R0557	51,50	10	0,140
 	0,5	2	S402M-K0.5	2CCS572001R0157	98,00	5	0,235
	1	2	S402M-K1	2CCS572001R0217	98,00	5	0,235
	1,6	2	S402M-K1.6	2CCS572001R0257	98,00	5	0,235
	2	2	S402M-K2	2CCS572001R0277	98,00	5	0,235
	3	2	S402M-K3	2CCS572001R0317	98,00	5	0,235
	4	2	S402M-K4	2CCS572001R0337	98,00	5	0,235
	6	2	S402M-K6	2CCS572001R0377	98,00	5	0,235
	8	2	S402M-K8	2CCS572001R0407	98,00	5	0,235
	10	2	S402M-K10	2CCS572001R0427	93,50	5	0,235
	13	2	S402M-K13	2CCS572001R0447	87,00	5	0,235
	16	2	S402M-K16	2CCS572001R0467	83,00	5	0,235
	20	2	S402M-K20	2CCS572001R0487	90,50	5	0,235
	25	2	S402M-K25	2CCS572001R0517	98,00	5	0,235
	32	2	S402M-K32	2CCS572001R0537	109,00	5	0,235
	40	2	S402M-K40	2CCS572001R0557	117,00	5	0,235
 	0,5	3	S403M-K0.5	2CCS573001R0157	155,00	3	0,322
	1	3	S403M-K1	2CCS573001R0217	155,00	3	0,322
	1,6	3	S403M-K1.6	2CCS573001R0257	155,00	3	0,322
	2	3	S403M-K2	2CCS573001R0277	155,00	3	0,322
	3	3	S403M-K3	2CCS573001R0317	155,00	3	0,322
	4	3	S403M-K4	2CCS573001R0337	155,00	3	0,322
	6	3	S403M-K6	2CCS573001R0377	155,00	3	0,322
	8	3	S403M-K8	2CCS573001R0407	155,00	3	0,322
	10	3	S403M-K10	2CCS573001R0427	135,00	3	0,322
	13	3	S403M-K13	2CCS573001R0447	135,00	3	0,322
	16	3	S403M-K16	2CCS573001R0467	123,00	3	0,322
	20	3	S403M-K20	2CCS573001R0487	136,00	3	0,322
	25	3	S403M-K25	2CCS573001R0517	148,00	3	0,322
	32	3	S403M-K32	2CCS573001R0537	193,00	3	0,322
	40	3	S403M-K40	2CCS573001R0557	205,00	3	0,322
	50	3	S403M-K50	2CCS573001R0577	259,00	3	0,322
	63	3	S403M-K63	2CCS573001R0597	305,00	3	0,322

*50kA auf Anfrage

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie S400 M-B mit geschütztem Neutraleiter $I_{cn} = 10 \text{ kA}$



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

B nach EN 60898-1

	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	6	2	S401M-B6NP	2CCS571103R8065	108,00	5	0,235
	8	2	S401M-B8NP	2CCS571103R8085	108,00	5	0,235
	10	2	S401M-B10NP	2CCS571103R8105	65,00	5	0,235
	13	2	S401M-B13NP	2CCS571103R8135	54,50	5	0,235
	16	2	S401M-B16NP	2CCS571103R8165	53,50	5	0,235
	20	2	S401M-B20NP	2CCS571103R8205	61,50	5	0,235
	25	2	S401M-B25NP	2CCS571103R8255	66,00	5	0,235
	32	2	S401M-B32NP	2CCS571103R8325	71,00	5	0,235
	40	2	S401M-B40NP	2CCS571103R8405	87,50	5	0,235
	50	2	S401M-B50NP	2CCS571103R8505	122,00	5	0,235
	63	2	S401M-B63NP	2CCS571103R8635	138,00	5	0,235
 	6	4	S403M-B6NP	2CCS573103R8065	188,00	2	0,535
	8	4	S403M-B8NP	2CCS573103R8085	183,00	2	0,535
	10	4	S403M-B10NP	2CCS573103R8105	172,00	2	0,535
	13	4	S403M-B13NP	2CCS573103R8135	157,00	2	0,535
	16	4	S403M-B16NP	2CCS573103R8165	157,00	2	0,535
	20	4	S403M-B20NP	2CCS573103R8205	169,00	2	0,535
	25	4	S403M-B25NP	2CCS573103R8255	172,00	2	0,535
	32	4	S403M-B32NP	2CCS573103R8325	177,00	2	0,535
	40	4	S403M-B40NP	2CCS573103R8405	202,00	2	0,535
	50	4	S403M-B50NP	2CCS573103R8505	230,00	2	0,535
	63	4	S403M-B63NP	2CCS573103R8635	243,00	2	0,535

Der Neutraleiter ist mit einem 100%-Schutz des Nennwertes des Polleiters geschützt

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie S400 M-C mit geschütztem Neutraleiter

$I_{cn} = 10 \text{ kA}$, $I_{cu} = 15 \dots 25 (50) \text{ kA}$



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

C nach EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2

	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	2	2	S401M-C2NP	2CCS571103R8024	119,00	5	0,235
	3	2	S401M-C3NP	2CCS571103R8034	119,00	5	0,235
	4	2	S401M-C4NP	2CCS571103R8044	119,00	5	0,235
	6	2	S401M-C6NP	2CCS571103R8064	97,00	5	0,235
	8	2	S401M-C8NP	2CCS571103R8084	97,00	5	0,235
	10	2	S401M-C10NP	2CCS571103R8104	83,00	5	0,235
	13	2	S401M-C13NP	2CCS571103R8134	70,50	5	0,235
	16	2	S401M-C16NP	2CCS571103R8164	68,00	5	0,235
	20	2	S401M-C20NP	2CCS571103R8204	78,50	5	0,235
	25	2	S401M-C25NP	2CCS571103R8254	83,00	5	0,235
	32	2	S401M-C32NP	2CCS571103R8324	90,50	5	0,235
	40	2	S401M-C40NP	2CCS571103R8404	119,00	5	0,235
	50	2	S401M-C50NP	2CCS571103R8504	152,00	5	0,235
	63	2	S401M-C63NP	2CCS571103R8634	173,00	5	0,235
 	2	4	S403M-C2NP	2CCS573103R8024	215,00	2	0,535
	3	4	S403M-C3NP	2CCS573103R8034	215,00	2	0,535
	4	4	S403M-C4NP	2CCS573103R8044	215,00	2	0,535
	6	4	S403M-C6NP	2CCS573103R8064	194,00	2	0,535
	8	4	S403M-C8NP	2CCS573103R8084	194,00	2	0,535
	10	4	S403M-C10NP	2CCS573103R8104	206,00	2	0,535
	13	4	S403M-C13NP	2CCS573103R8134	193,00	2	0,535
	16	4	S403M-C16NP	2CCS573103R8164	190,00	2	0,535
	20	4	S403M-C20NP	2CCS573103R8204	202,00	2	0,535
	25	4	S403M-C25NP	2CCS573103R8254	211,00	2	0,535
	32	4	S403M-C32NP	2CCS573103R8324	215,00	2	0,535
	40	4	S403M-C40NP	2CCS573103R8404	243,00	2	0,535
	50	4	S403M-C50NP	2CCS573103R8504	281,00	2	0,535
	63	4	S403M-C63NP	2CCS573103R8634	298,00	2	0,535

Der Neutraleiter ist mit einem 100%-Schutz des Nennwertes des Polleiters geschützt
*50kA auf Anfrage

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie S400 M-D mit geschütztem Neutralleiter I_{cn} = 10 kA



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

D nach EN 60898-1

	I _n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	10	2	S401M-D10NP	2CCS571103R8101	88,50	5	0,235
	13	2	S401M-D13NP	2CCS571103R8131	75,00	5	0,235
	16	2	S401M-D16NP	2CCS571103R8161	73,00	5	0,235
	20	2	S401M-D20NP	2CCS571103R8201	86,00	5	0,235
	25	2	S401M-D25NP	2CCS571103R8251	90,50	5	0,235
	32	2	S401M-D32NP	2CCS571103R8321	100,00	5	0,235
	40	2	S401M-D40NP	2CCS571103R8401	135,00	5	0,235
	50	2	S401M-D50NP	2CCS571103R8501	158,00	5	0,235
 	63	2	S401M-D63NP	2CCS571103R8631	184,00	5	0,235
	10	4	S403M-D10NP	2CCS573103R8101	225,00	2	0,535
	13	4	S403M-D13NP	2CCS573103R8131	212,00	2	0,535
	16	4	S403M-D16NP	2CCS573103R8161	210,00	2	0,535
	20	4	S403M-D20NP	2CCS573103R8201	220,00	2	0,535
	25	4	S403M-D25NP	2CCS573103R8251	230,00	2	0,535
	32	4	S403M-D32NP	2CCS573103R8321	242,00	2	0,535
	40	4	S403M-D40NP	2CCS573103R8401	268,00	2	0,535
	50	4	S403M-D50NP	2CCS573103R8501	309,00	2	0,535
	63	4	S403M-D63NP	2CCS573103R8631	330,00	2	0,535

Der Neutralleiter ist mit einem 100%-Schutz des Nennwertes des Polleiters geschützt

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie S400 M-K mit geschütztem Neutraleiter $I_{cu} = 15 \dots 25 (50) \text{ kA}$



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

K nach IEC/EN 60947-2

	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	0.5	2	S401M-K0.5NP	2CCS571103R8157	116,00	5	0,235
	1	2	S401M-K1NP	2CCS571103R8217	98,00	5	0,235
	1.6	2	S401M-K1.6NP	2CCS571103R8257	116,00	5	0,235
	2	2	S401M-K2NP	2CCS571103R8277	98,00	5	0,235
	3	2	S401M-K3NP	2CCS571103R8317	98,00	5	0,235
	4	2	S401M-K4NP	2CCS571103R8337	98,00	5	0,235
	6	2	S401M-K6NP	2CCS571103R8377	92,00	5	0,235
	8	2	S401M-K8NP	2CCS571103R8407	92,00	5	0,235
	10	2	S401M-K10NP	2CCS571103R8427	92,00	5	0,235
	13	2	S401M-K13NP	2CCS571103R8447	92,00	5	0,235
	16	2	S401M-K16NP	2CCS571103R8467	89,50	5	0,235
	20	2	S401M-K20NP	2CCS571103R8487	91,50	5	0,235
	25	2	S401M-K25NP	2CCS571103R8517	100,00	5	0,235
	32	2	S401M-K32NP	2CCS571103R8537	119,00	5	0,235
	40	2	S401M-K40NP	2CCS571103R8557	129,00	5	0,235
 	50	2	S401M-K50NP	2CCS571103R8577	140,00	5	0,235
	63	2	S401M-K63NP	2CCS571103R8597	157,00	5	0,235
	0.5	4	S403M-K0.5NP	2CCS573103R8157	224,00	2	0,535
	1	4	S403M-K1NP	2CCS573103R8217	193,00	2	0,535
	1.6	4	S403M-K1.6NP	2CCS573103R8257	224,00	2	0,535
	2	4	S403M-K2NP	2CCS573103R8277	193,00	2	0,535
	3	4	S403M-K3NP	2CCS573103R8317	193,00	2	0,535
	4	4	S403M-K4NP	2CCS573103R8337	193,00	2	0,535
	6	4	S403M-K6NP	2CCS573103R8377	183,00	2	0,535
	8	4	S403M-K8NP	2CCS573103R8407	183,00	2	0,535
	10	4	S403M-K10NP	2CCS573103R8427	190,00	2	0,535
	13	4	S403M-K13NP	2CCS573103R8447	196,00	2	0,535
	16	4	S403M-K16NP	2CCS573103R8467	193,00	2	0,535
	20	4	S403M-K20NP	2CCS573103R8487	205,00	2	0,535
	25	4	S403M-K25NP	2CCS573103R8517	213,00	2	0,535
	32	4	S403M-K32NP	2CCS573103R8537	224,00	2	0,535
	40	4	S403M-K40NP	2CCS573103R8557	259,00	2	0,535
	50	4	S403M-K50NP	2CCS573103R8577	299,00	2	0,535
	63	4	S403M-K63NP	2CCS573103R8597	331,00	2	0,535

Der Neutraleiter ist mit einem 100%-Schutz des Nennwertes des Polleiters geschützt

*50 kA auf Anfrage

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie UCC Gleichstromanwendung $I_{cu} = 10 \dots 25 (50) \text{ kA}$



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Grenzschaltvermögen I_{cu}

- 10 kA (0,5 bis 63 A, 220 V d.c. 1pole)
- 20 kA (0,5 bis 63 A, 110 V d.c. 1pole)
- 25 kA (0,5 bis 63 A, 220 V d.c. 2pole)
- 10 kA (0,5 bis 63 A, 440 V d.c. 2pole)
- 10 kA (0,5 bis 63 A, 230/400 V a.c.)

C nach IEC/EN 60947-2

	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 1 P 220 V= 	0,5	1	S401M-UCC0.5	2CCS561001R1984	61,00	10	0,145
	1	1	S401M-UCC1	2CCS561001R1014	61,00	10	0,145
	1,6	1	S401M-UCC1.6	2CCS561001R1974	61,00	10	0,145
	2	1	S401M-UCC2	2CCS561001R1024	61,00	10	0,145
	3	1	S401M-UCC3	2CCS571001R1034	61,00	10	0,145
	4	1	S401M-UCC4	2CCS571001R1044	61,00	10	0,145
	6	1	S401M-UCC6	2CCS571001R1064	58,00	10	0,145
	8	1	S401M-UCC8	2CCS571001R1084	58,00	10	0,145
	10	1	S401M-UCC10	2CCS571001R1104	57,00	10	0,145
	13	1	S401M-UCC13	2CCS571001R1134	46,00	10	0,145
	16	1	S401M-UCC16	2CCS571001R1164	46,00	10	0,145
	20	1	S401M-UCC20	2CCS571001R1204	52,00	10	0,145
	25	1	S401M-UCC25	2CCS571001R1254	53,00	10	0,145
	32	1	S401M-UCC32	2CCS571001R1324	57,00	10	0,145
 2 P 440 V= 	40	1	S401M-UCC40	2CCS571001R1404	64,50	10	0,145
	50	1	S401M-UCC50	2CCS571001R1504	77,00	10	0,145
	63	1	S401M-UCC63	2CCS571001R1634	85,00	10	0,145
	0,5	2	S402M-UCC0.5	2CCS562001R1984	122,00	5	0,285
	1	2	S402M-UCC1	2CCS562001R1014	122,00	5	0,285
	1,6	2	S402M-UCC1.6	2CCS562001R1974	122,00	5	0,285
	2	2	S402M-UCC2	2CCS562001R1024	122,00	5	0,285
	3	2	S402M-UCC3	2CCS572001R1034	122,00	5	0,285
	4	2	S402M-UCC4	2CCS572001R1044	122,00	5	0,285
	6	2	S402M-UCC6	2CCS572001R1064	122,00	5	0,285
	8	2	S402M-UCC8	2CCS572001R1084	122,00	5	0,285
	10	2	S402M-UCC10	2CCS572001R1104	122,00	5	0,285
	13	2	S402M-UCC13	2CCS572001R1134	102,00	5	0,285
	16	2	S402M-UCC16	2CCS572001R1164	102,00	5	0,285
	20	2	S402M-UCC20	2CCS572001R1204	114,00	5	0,285
	25	2	S402M-UCC25	2CCS572001R1254	116,00	5	0,285
	32	2	S402M-UCC32	2CCS572001R1324	121,00	5	0,285
	40	2	S402M-UCC40	2CCS572001R1404	141,00	5	0,285
	50	2	S402M-UCC50	2CCS572001R1504	169,00	5	0,285
	63	2	S402M-UCC63	2CCS572001R1634	178,00	5	0,285

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie UCZ Gleichstromanwendung $I_{cu} = 10 \dots 25 (50)$ kA



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Grenzschaftvermögen I_{cu}

- 10 kA (0,5 bis 63 A, 220 V d.c. 1pole)
- 20 kA (0,5 bis 63 A, 110 V d.c. 1pole)
- 25 kA (0,5 bis 63 A, 220 V d.c. 2pole)
- 10 kA (0,5 bis 63 A, 440 V d.c. 2pole)
- 10 kA (0,5 bis 63 A, 230/400 V a.c.)

Z nach IEC/EN 60947-2

	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 1 P 220 V= 	0,5	1	S401M-UCZ0.5	2CCS561001R1988	70,50	10	0,145
	1	1	S401M-UCZ1	2CCS561001R1018	70,50	10	0,145
	1,6	1	S401M-UCZ1.6	2CCS561001R1978	70,50	10	0,140
	2	1	S401M-UCZ2	2CCS561001R1028	70,50	10	0,145
	3	1	S401M-UCZ3	2CCS571001R1038	70,50	10	0,145
	4	1	S401M-UCZ4	2CCS571001R1048	70,50	10	0,145
	6	1	S401M-UCZ6	2CCS571001R1068	70,50	10	0,145
	8	1	S401M-UCZ8	2CCS571001R1088	70,50	10	0,145
	10	1	S401M-UCZ10	2CCS571001R1108	70,50	10	0,145
	13	1	S401M-UCZ13	2CCS571001R1138	70,50	10	0,145
	16	1	S401M-UCZ16	2CCS571001R1168	61,00	10	0,145
	20	1	S401M-UCZ20	2CCS571001R1208	70,50	10	0,145
	25	1	S401M-UCZ25	2CCS571001R1258	70,50	10	0,145
	32	1	S401M-UCZ32	2CCS571001R1328	70,50	10	0,145
	40	1	S401M-UCZ40	2CCS571001R1408	86,00	10	0,145
 2 P 440 V= 	50	1	S401M-UCZ50	2CCS571001R1508	101,00	10	0,145
	63	1	S401M-UCZ63	2CCS571001R1638	111,00	10	0,145
	0,5	2	S402M-UCZ0.5	2CCS562001R1988	170,00	10	0,285
	1	2	S402M-UCZ1	2CCS562001R1018	170,00	10	0,285
	1,6	2	S402M-UCZ1.6	2CCS562001R1978	170,00	10	0,285
	2	2	S402M-UCZ2	2CCS562001R1028	170,00	10	0,285
	3	2	S402M-UCZ3	2CCS572001R1038	170,00	10	0,285
	4	2	S402M-UCZ4	2CCS572001R1048	170,00	10	0,221
	6	2	S402M-UCZ6	2CCS572001R1068	170,00	10	0,285
	8	2	S402M-UCZ8	2CCS572001R1088	170,00	10	0,285
	10	2	S402M-UCZ10	2CCS572001R1108	170,00	10	0,285
	13	2	S402M-UCZ13	2CCS572001R1138	170,00	10	0,285
	16	2	S402M-UCZ16	2CCS572001R1168	170,00	10	0,285
	20	2	S402M-UCZ20	2CCS572001R1208	170,00	10	0,285
	25	2	S402M-UCZ25	2CCS572001R1258	170,00	10	0,285
	32	2	S402M-UCZ32	2CCS572001R1328	170,00	10	0,285
	40	2	S402M-UCZ40	2CCS572001R1408	184,00	10	0,285
	50	2	S402M-UCZ50	2CCS572001R1508	216,00	10	0,285
	63	2	S402M-UCZ63	2CCS572001R1638	243,00	10	0,285

Leitungsschutzschalter (MCB)

Serie SUP400M UL489 277/480V



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Bestelldaten

	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	2	1	SUP401M-K2	2CCG000142R0001	76,00	10	0,120
	3	1	SUP401M-K3	2CCG000143R0001	76,00	10	0,120
	4	1	SUP401M-K4	2CCG000144R0001	76,00	10	0,120
	5	1	SUP401M-K5	2CCG000153R0001	76,00	10	0,120
	6	1	SUP401M-K6	2CCG000145R0001	76,00	10	0,120
	8	1	SUP401M-K8	2CCG000146R0001	76,00	10	0,120
	10	1	SUP401M-K10	2CCG000147R0001	63,50	10	0,120
	13	1	SUP401M-K13	2CCG000148R0001	63,50	10	0,120
	15	1	SUP401M-K15	2CCG000154R0001	63,50	10	0,120
	16	1	SUP401M-K16	2CCG000149R0001	63,50	10	0,120
	20	1	SUP401M-K20	2CCG000150R0001	70,50	10	0,120
	25	1	SUP401M-K25	2CCG000151R0001	73,50	10	0,120
 	30	1	SUP401M-K30	2CCG000152R0001	76,00	10	0,120
	2	2	SUP402M-K2	2CCG000106R0001	181,00	5	0,240
	3	2	SUP402M-K3	2CCG000107R0001	181,00	5	0,240
	4	2	SUP402M-K4	2CCG000108R0001	182,00	5	0,240
	5	2	SUP402M-K5	2CCG000117R0001	182,00	5	0,240
	6	2	SUP402M-K6	2CCG000109R0001	182,00	5	0,240
	8	2	SUP402M-K8	2CCG000110R0001	182,00	5	0,240
	10	2	SUP402M-K10	2CCG000111R0001	151,00	5	0,240
	13	2	SUP402M-K13	2CCG000112R0001	151,00	5	0,240
	15	2	SUP402M-K15	2CCG000118R0001	151,00	5	0,240
	16	2	SUP402M-K16	2CCG000113R0001	151,00	5	0,240
	20	2	SUP402M-K20	2CCG000114R0001	162,00	5	0,240
 	25	2	SUP402M-K25	2CCG000115R0001	170,00	5	0,240
	30	2	SUP402M-K30	2CCG000116R0001	176,00	5	0,240
	2	3	SUP403M-K2	2CCG000119R0001	257,00	3	0,360
	3	3	SUP403M-K3	2CCG000120R0001	257,00	3	0,360
	4	3	SUP403M-K4	2CCG000121R0001	257,00	3	0,360
	5	3	SUP403M-K5	2CCG000130R0001	257,00	3	0,360
	6	3	SUP403M-K6	2CCG000122R0001	257,00	3	0,360
	8	3	SUP403M-K8	2CCG000123R0001	257,00	3	0,360
	10	3	SUP403M-K10	2CCG000124R0001	214,00	3	0,360
	13	3	SUP403M-K13	2CCG000125R0001	214,00	3	0,360
	15	3	SUP403M-K15	2CCG000131R0001	214,00	3	0,360
	16	3	SUP403M-K16	2CCG000126R0001	208,00	3	0,360
11	20	3	SUP403M-K20	2CCG000127R0001	245,00	3	0,360
	25	3	SUP403M-K25	2CCG000128R0001	257,00	3	0,360
	30	3	SUP403M-K30	2CCG000129R0001	230,00	3	0,360

Kombinierter FILS-Schalter (RCBO) FS401

Typ A  (wechsel- und pulsstromsensitiv)

(1P+N) I_{cn} = 6 kA und 10 kA




[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

B, 6 kA nach IEC/EN 61009-1 FILS Typ A

	$I_{\Delta n}$ [mA]	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	30	10	2	FS401E-B10/0.03	2CCL562111E1105	116,00	1	0,200
	30	13	2	FS401E-B13/0.03	2CCL562111E0135	116,00	1	0,200
	30	16	2	FS401E-B16/0.03	2CCL562111E0165	135,00	1	0,200
	30	20	2	FS401E-B20/0.03	2CCL562111E0205	170,00	1	0,200
	30	25	2	FS401E-B25/0.03	2CCL562111E0255	170,00	1	0,200
	30	32	2	FS401E-B32/0.03	2CCL562111E0325	179,00	1	0,200

B, 10kA nach IEC/EN 61009-1 FILS Typ A

	$I_{\Delta n}$ [mA]	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	30	6	2	FS401M-B6/0.03	2CCL562110E1065	183,00	1	0,200
	30	10	2	FS401M-B10/0.03	2CCL562110E0105	183,00	1	0,200
	30	13	2	FS401M-B13/0.03	2CCL562110E0135	179,00	1	0,200
	30	16	2	FS401M-B16/0.03	2CCL562110E0165	179,00	1	0,200
	30	20	2	FS401M-B20/0.03	2CCL562110E1205	224,00	1	0,200
	30	25	2	FS401M-B25/0.03	2CCL562110E1255	229,00	1	0,200
	30	32	2	FS401M-B32/0.03	2CCL562110E1325	253,00	1	0,200

C, 6 kA nach IEC/EN 61009-1 FILS Typ A

	$I_{\Delta n}$ [mA]	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	30	6	2	FS401E-C6/0.03	2CCL562111E1064	125,00	1	0,200
	30	10	2	FS401E-C10/0.03	2CCL562111E1104	125,00	1	0,200
	30	13	2	FS401E-C13/0.03	2CCL562111E0134	125,00	1	0,200
	30	16	2	FS401E-C16/0.03	2CCL562111E0164	138,00	1	0,200
	30	20	2	FS401E-C20/0.03	2CCL562110E0204	170,00	1	0,200
	30	25	2	FS401E-C25/0.03	2CCL562110E0254	170,00	1	0,200
	30	32	2	FS401E-C32/0.03	2CCL562110E0324	170,00	1	0,200

C, 10kA nach IEC/EN 61009-1 FILS Typ A

	$I_{\Delta n}$ [mA]	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	30	6	2	FS401M-C6/0.03	2CCL562010E0064	166,00	1	0,200
	30	10	2	FS401M-C10/0.03	2CCL562110E0104	173,00	1	0,200
	30	13	2	FS401M-C13/0.03	2CCL562110E0134	173,00	1	0,200
	30	16	2	FS401M-C16/0.03	2CCL562110E0164	173,00	1	0,200
	30	20	2	FS401M-C20/0.03	2CCL562110E1204	224,00	1	0,200
	30	25	2	FS401M-C25/0.03	2CCL562110E1254	229,00	1	0,200
	30	32	2	FS401M-C32/0.03	2CCL562110E1324	253,00	1	0,200
	100	6	2	FS401M-C6/0.1	2CCL562120E0064	196,00	1	0,235
	100	10	2	FS401M-C10/0.1	2CCL562120E0104	196,00	1	0,235
	100	13	2	FS401M-C13/0.1	2CCL562120E0134	196,00	1	0,200
	100	16	2	FS401M-C16/0.1	2CCL562120E0164	188,00	1	0,235
	100	20	2	FS401M-C20/0.1	2CCL562122E0204	252,00	1	0,200
	100	25	2	FS401M-C25/0.1	2CCL562122E0254	252,00	1	0,200
	100	32	2	FS401M-C32/0.1	2CCL562122E0324	279,00	1	0,200

Kombinierter FILS-Schalter (RCBO) FS401

Typ F  (mischfrequenzsensitiv)

(1P+N) $I_{cn} = 10 \text{ kA}$



[weiterführende
Information](#)




[Technischer
Katalog](#)

FI-Schalter Typ F sind speziell für mischfrequenzsensitiv für einphasige elektronische Verbraucher mit Frequenzumrichtern, mit einen Frequenz-

bereich von 0...1 kHz zur Erfassung des Fehlerstrom und erfassen zusätzlich pulsierende Fehlerströme mit einem DC-Anteil bis zu 10 mA.

B, 10 kA nach IEC/ENC 61009-1; kurzzeitverzögert FILS Typ F

	$I_{\Delta n}$ [mA]	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
						1 Stk. €		
	30	6	2	FS401MK-B6/0.03	2CCL562130E1035	210,00	1	0,200
	30	10	2	FS401MK-B10/0.03	2CCL562310E1105	210,00	1	0,200
	30	13	2	FS401MK-B13/0.03	2CCL562310E1135	222,00	1	0,200
	30	16	2	FS401MK-B16/0.03	2CCL562310E1165	214,00	1	0,200
	30	20	2	FS401MK-B20/0.03	2CCL562310E1205	259,00	1	0,200
	30	25	2	FS401MK-B25/0.03	2CCL562310E1255	259,00	1	0,200
	30	32	2	FS401MK-B32/0.03	2CCL562310E1325	259,00	1	0,200



C, 10 kA nach IEC/EN 61009-1; kurzzeitverzögert FILS Typ F

	$I_{\Delta n}$ [mA]	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
						1 Stk. €		
	30	6	2	FS401MK-C6/0.03	2CCL562330E1064	259,00	1	0,200
	30	10	2	FS401MK-C10/0.03	2CCL562310E0104	210,00	1	0,200
	30	13	2	FS401MK-C13/0.03	2CCL562310E0134	214,00	1	0,200
	30	16	2	FS401MK-C16/0.03	2CCL562310E0164	214,00	1	0,200
	30	20	2	FS401MK-C20/0.03	2CCL562310E1204	259,00	1	0,200
	30	25	2	FS401MK-C25/0.03	2CCL562310E1254	259,00	1	0,200
	30	32	2	FS401MK-C32/0.03	2CCL562310E1324	261,00	1	0,200

C, 10 kA nach IEC/EN 61009-1; kurzzeitverzögert FILS Typ F

	$I_{\Delta n}$ [mA]	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
						1 Stk. €		
	300	6	2	FS401MK-C6/0.3	2CCL562130E3034	210,00	1	0,200
	300	10	2	FS401MK-C10/0.3	2CCL562330E1104	236,00	1	0,200
	300	13	2	FS401MK-C13/0.3	2CCL562330E1134	236,00	1	0,200
	300	16	2	FS401MK-C16/0.3	2CCL562330E1164	236,00	1	0,200
	300	20	2	FS401MK-C20/0.3	2CCL562330E1204	284,00	1	0,200
	300	25	2	FS401MK-C25/0.3	2CCL562330E1254	284,00	1	0,200
	300	32	2	FS401MK-C32/0.3	2CCL562330E1324	284,00	1	0,200

Kombinierter FILS-Schalter (RCBO) FS403

Typ A  (wechsel- und pulsstromsensitiv),
(3P+N) $I_{cn} = 6\text{ kA}$ und 10 kA



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

B, 10 kA nach IEC/EN 61009-1 FILS Typ A

	$I_{\Delta n}$ [mA]	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	30	6	4	FS403M-B6/0.03	2CCL564110E0065	370,00	1	0,410
	30	10	4	FS403M-B10/0.03	2CCL564110E0105	362,00	1	0,410
	30	13	4	FS403M-B13/0.03	2CCL564110E0135	362,00	1	0,410
	30	16	4	FS403M-B16/0.03	2CCL564110E0165	362,00	1	0,410
	30	20	4	FS403M-B20/0.03	2CCL563110E0205	368,00	1	0,420
	30	25	4	FS403M-B25/0.03	2CCL563110E0255	376,00	1	0,420
	30	32	4	FS403M-B32/0.03	2CCL563110E0325	386,00	1	0,420

C, 6 kA nach IEC/EN 61009-1 FILS Typ A

	$I_{\Delta n}$ [mA]	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	30	10	4	FS403E-C10/0.03	2CCL564111E0104	347,00	1	0,410
	30	13	4	FS403E-C13/0.03	2CCL564111E0134	347,00	1	0,410
	30	16	4	FS403E-C16/0.03	2CCL564111E0164	347,00	1	0,410
	30	20	4	FS403E-C20/0.03	2CCL564111E0203	399,00	1	0,410
	30	25	4	FS403E-C25/0.03	2CCL564111E0254	404,00	1	0,410
	30	32	4	FS403E-C32/0.03	2CCL564111E0324	412,00	1	0,410

C, 10 kA nach IEC/EN 61009-1 FILS Typ A

	$I_{\Delta n}$ [mA]	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	30	6	4	FS403M-C6/0.03	2CCL564110E0064	382,00	1	0,410
	30	10	4	FS403M-C10/0.03	2CCL564110E0104	395,00	1	0,410
	30	13	4	FS403M-C13/0.03	2CCL564110E0134	395,00	1	0,410
	30	16	4	FS403M-C16/0.03	2CCL564110E0164	395,00	1	0,410
	30	20	4	FS403M-C20/0.03	2CCL563110E0204	399,00	1	0,420
	30	25	4	FS403M-C25/0.03	2CCL563110E0254	404,00	1	0,420
	30	32	4	FS403M-C32/0.03	2CCL563110E0324	412,00	1	0,420

C, 10 kA nach IEC/EN 61009-1 FILS Typ A

	$I_{\Delta n}$ [mA]	I_n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	100	6	4	FS403M-C6/0.1	2CCL564121E0064	563,00	1	0,235
	100	10	4	FS403M-C10/0.1	2CCL564121E0104	513,00	1	0,235
	100	13	4	FS403M-C13/0.1	2CCL563120E0134	513,00	1	0,420
	100	16	4	FS403M-C16/0.1	2CCL564120E0164	513,00	1	0,235
	100	20	4	FS403M-C20/0.1	2CCL563120E0204	519,00	1	0,420
	100	25	4	FS403M-C25/0.1	2CCL563120E0254	528,00	1	0,420
	100	32	4	FS403M-C32/0.1	2CCL563120E0324	536,00	1	0,420

Kombinierter FILS-Schalter (RCBO) FS403

Typ F  (mischfrequenzsensitiv), (3P+N) I_{cn} = 10 kA



[weiterführende
Information](#)




[Technischer
Katalog](#)

FI- Schalter Typ F sind speziell für mischfrequenzsensitiv für einphasige elektronische Verbraucher mit Frequenzumrichtern, mit einen Frequenz-

bereich von 0...1kHz zur Erfassung des Fehlerstrom und erfassen zusätzlich pulsierende Fehlerströme mit einem DC-Anteil bis zu 10 mA.

B, 10kA nach IEC/EN 61009-1; kurzzeitverzögert FILS Typ F

	I _{Δn} [mA]	I _n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
						1 Stk. €		
 	30	6	4	FS403MK-B6/0.03	2CCL564310E0065	407,00	1	0,545
	30	10	4	FS403MK-B10/0.03	2CCL564310E0105	399,00	1	0,545
	30	13	4	FS403MK-B13/0.03	2CCL564310E0135	399,00	1	0,545
	30	16	4	FS403MK-B16/0.03	2CCL564310E0165	399,00	1	0,545
	30	20	4	FS403MK-B20/0.03	2CCL563310E0205	404,00	1	0,545
	30	25	4	FS403MK-B25/0.03	2CCL563310E0255	414,00	1	0,545
	30	32	4	FS403MK-B32/0.03	2CCL563310E0325	425,00	1	0,545

C, 10kA nach IEC/EN 61009-1; kurzzeitverzögert FILS Typ F

	I _{Δn} [mA]	I _n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
						1 Stk. €		
	30	6	4	FS403MK-C6/0.03	2CCL564310E0064	419,00	1	0,545
	30	10	4	FS403MK-C10/0.03	2CCL564310E0104	434,00	1	0,545
	30	13	4	FS403MK-C13/0.03	2CCL564310E0134	434,00	1	0,545
	30	16	4	FS403MK-C16/0.03	2CCL564310E0164	434,00	1	0,545
	30	20	4	FS403MK-C20/0.03	2CCL563310E0204	438,00	1	0,545
	30	25	4	FS403MK-C25/0.03	2CCL563310E0254	446,00	1	0,545
	30	32	4	FS403MK-C32/0.03	2CCL563310E0324	454,00	1	0,545

C, 10kA nach IEC/EN 61009-1; kurzzeitverzögert FILS Typ F

	I _{Δn} [mA]	I _n [A]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
						1 Stk. €		
	300	6	4	FS403MK-C6/0.3	2CCL564330E0064	458,00	1	0,545
	300	10	4	FS403MK-C10/0.3	2CCL564330E0104	476,00	1	0,545
	300	13	4	FS403MK-C13/0.3	2CCL564330E0134	476,00	1	0,545
	300	16	4	FS403MK-C16/0.3	2CCL564330E0164	476,00	1	0,545
	300	20	4	FS403MK-C20/0.3	2CCL563330E0204	482,00	1	0,545
	300	25	4	FS403MK-C25/0.3	2CCL563330E0254	491,00	1	0,545
	300	32	4	FS403MK-C32/0.3	2CCL563330E0324	498,00	1	0,545

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)


Typ A (wechsel- und pulsstromsensitiv) F402, F404



[weiterführende
Information](#)




[Technischer
Katalog](#)

	$I_{\Delta n}$ mA	I_n A	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	10	25		F402 25 A10	2CSF502110R0250	143,00	1	0,200
	30	25		F402 25 A30	2CSF502110R1250	122,00	1	0,200
	30	40		F402 40 A30	2CSF502110R1400	182,00	1	0,200
	100	40		F402 40 A100	2CSF502110R2400	142,00	1	0,200

Zeitverzögerter Fehlerstromschutzschalter, Baureihe F402 K kurzzeitverzögert

	30	40	2	F402 40 APR30	2CSF502410R1400	184,00	1	0,200
--	----	----	---	---------------	-----------------	--------	---	-------

Fehlerstromschutzschalter, Baureihe F404

 	30	25	4	F404A-25/0.03	2CCF544110E0250	164,00	1	0,430
	30	40	4	F404A-40/0.03	2CCF544110E0400	141,00	1	0,430
	100	40	4	F404A-40/0.1	2CCF544120E0400	271,00	1	0,430
	300	40	4	F404A-40/0.3	2CCF544130E0400	183,00	1	0,430
	30	63	4	F404A-63/0.03	2CCF544110E0630	288,00	1	0,430
	100	63	4	F404A-63/0.1	2CCF544120E0630	280,00	1	0,430
	300	63	4	F404A-63/0.3	2CCF544130E0630	244,00	1	0,430

Zeitverzögerter Fehlerstromschutzschalter, Baureihe F404 K kurzzeitverzögert

	30	40	4	F404A-K40/0.03	2CCF544310E0400	233,00	1	0,430
	100	40	4	F404A-K40/0.1	2CCF544320E0400	477,00	1	0,430
	30	63	4	F404A-K63/0.03	2CCF544310E0630	315,00	1	0,430

Selektiver Fehlerstromschutzschalter, Baureihe F404 S selektiv

	100	63	4	F404A-S 63/0.1	2CCF544220E0630	308,00	1	0,430
	300	63	4	F404A-S-63/0.3	2CCF544230E0630	315,00	1	0,430

Fehlerstromschutzschalter 16²/₃ Hz, Baureihe F404 LF

	30	63	4	F404A-LF63/0.03	2CCF544110E0631	871,00	1	0,430
	300	63	4	F404A-LF63/0.3	2CCF544130E0631	778,00	1	0,430

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)

Typ B (allstromsensitiv) F404 B



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Die RCCB Typ B eignen sich für nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerströme mit glatten Gleichfehlerströmen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren können.
Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0 ... 2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfügbarkeit.



$I_{\Delta n}$ [mA]	I_n [A]	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
4	30	F404B-25/0.03	2CCG000052R0001	1.083,00	1	0,435
4	30	F404B-40/0.03	2CCG000053R0001	1.122,00	1	0,435
4	30	F404B-63/0.03	2CCG000054R0001	1.534,00	1	0,435
4	300	F404B-25/0.3	2CCG000055R0001	981,00	1	0,435
4	300	F404B-40/0.3	2CCG000056R0001	1.015,00	1	0,435
4	300	F404B-63/0.3	2CCG000057R0001	1.391,00	1	0,435

Überspannungsschutzeinrichtung (SPD)

Serie OVR404, Lasttrennschalter Serie IS404




[weiterführende Information](#)

[Technischer Katalog](#)

Überspannungsschutzeinrichtung OVR404

	I _{sn} (8/20 μs) [kA]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	20	4	OVR404 4L 40-275 P TS QS	2CCF606000R0001	599,00	1	0,470
	20	4	OVR404 3N 40-275 P TS QS	2CCF606002R0001	599,00	1	0,450



OVR404 4L für TNS

OVR404 3N für TT und TNS Systeme

Lasttrennschalter IS404

	I _n [kA]	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	63	4	IS40463	2CCF544160E0630	169,00	1	0,380



Bestellangaben Hilfs- und Signalkontakte Seite 11/24

Klemmenabdeckung IS404/F404

	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	ZF1301	2CCA601560R0001	20,70	1	0,012



Hilfs- und Signalkontakte



weiterführende
Information



Technischer
Katalog

Die Auslieferung der Hilfs- und Signalkontakte mit 1S und 1Ö und des Anschlussstützpunktes erfolgt mit einem Kontaktierungsstück.

Der Sammelalarm sowie Hilfs- und Signalkontakte mit 2S und 2Ö haben zwei Kontaktierungsstücke.

Hilfskontakte

	Platzeinheit	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
Linksanbau MCB S400, RCBO FS401, FS403						
1S und 1Ö	0,5	HK40011-L	2CCS500900R0081	25,00	10	0,045
2S	0,5	HK40020-L	2CCF201112R0001	25,00	10	0,045
2Ö	0,5	HK40002-L	2CCF201114R0001	25,00	10	0,045
Rechtsanbau RCB F404/402, MCB S400 und IS404						
1S und 1Ö	0,5	HK40011-R	2CCS500900R0214	25,00	10	0,600
2S	0,5	HK40020-R	2CCF201113R0001	25,00	10	0,045
2Ö	0,5	HK40002-R	2CCF201115R0001	25,00	10	0,045

Signalkontakte


	Platzeinheit	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
Linksanbau MCB S400, RCBO FS401, FS403						
1S und 1Ö	0,5	SK40011-L	2CCS500900R0101	34,80	10	0,045
2S	0,5	SK40020-L	2CCF201162R0001	34,40	10	0,045
2Ö	0,5	SK40002-L	2CCF201164R0001	34,40	10	0,045
Rechtsanbau RCB F404/402, MCB S400 und IS404						
1S und 1Ö	0,5	SK40011-R	2CCS500900R0215	34,80	10	0,045
2S	0,5	SK40020-R	2CCF201163R0001	34,40	10	0,045
2Ö	0,5	SK40002-R	2CCF201165R0001	34,40	10	0,045

Signalkontakt und Hilfskontakt Sammelalarm

	Platzeinheit	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
Linksanbau						
1S	0,5	SK40010-L SA	2CCS500900R0141	34,80	10	0,045
1Ö	0,5	HK40010-L SA	2CCF201212R0001	24,20	10	0,045
Rechtsanbau						
1S	0,5	SK40010-R SA	2CCS500900R0216	34,80	10	0,045
1Ö	0,5	HK40010-R SA	2CCF201213R0001	24,20	10	0,045

Signalkontakt Sammelalarm

mit Kontaktierung über Hilfsstromschienen LA, LB. Mit diesem Anbauelement kann ohne eine zusätzliche Verdrahtung eine kostengünstige Sammelalarmlösung realisiert werden.



Neutralleitertrenner, Leergehäuse, Zubehör, Arbeitsstromauslöser



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Anschluss-Stützpunkt, Leergehäuse

Links- oder Rechtsanbau für S400, F402, F404, FS401, FS403



	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
Anschluss-Stützpunkt						
	0,5	AS400	2CCS500900R0151	9,25	10	0,045
Leergehäuse						
Ausgleich auf 18 mm	0,5	ZLS931	2CCS500900R0161	7,05	10	0,036

Zubehör zu Hilfs- und Signalkontakten

	Kontaktierungsstück für HK/SK LA, LB Beutel à 100 Stück	–	ZLS632	2CCS500900R0171	0,84	Set à 100	0,200
	Verbindungsstift		ZLS633	2CCS500900R0201	0,46	Set à 10	0,020


Neutralleitertrenner mit I_n 63 A

Abgangsseitig ist ein 2-Leiter-Anschluss möglich.

	Neutralleitertrenner 9 mm	0,5	NT401-63	2CCS500900R0021	18,10	10	0,045
	Neutralleitertrenner 18 mm	1	NT402-63	2CCS500900R0011	18,10	10	0,058
	Ausgleich auf 18 mm für NT401 63	0,5	ZLS728	2CCS400900R0101	1,65	Set à 5	0,070

Arbeitsstromauslöser für S400, Rechtsanbau an Gerät

Funktion: Fernauslösung des Gerätes bei zugeschalteter Spannung. Anbaubar an den Leitungsschutzschalter S400.

	Betriebsspannung	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	12–60 VAC/DC	1	S2C-A1	2CDS200909R0001	51,50	1	0,133
	110–415 VAC/DC, 110–250 VDC	1	S2C-A2	2CDS200909R0002	51,50	1	0,133
							

Abschließvorrichtung für S400, F402, F404, FS401, FS403, MS325

	3 mm – Beutel à 10 Stück	–	SA1	GJF1101903R0001	5,20	Set à 10	0,004
	Schloss	–	SA2	GJF1101903R0002	13,40	Set à 10	0,020

Hilfs- und Signalkontakte für SUP400M



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Hilfs- und Signalkontakt

Eine Kontaktierung mit den Hilfsstromschienen LA oder LB ist mit diesen Hilfs- und Signalkontakten nicht möglich



	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
Hilfskontakt Rechtsanbau						
Wechselkontakt	0,5	S2C-H6RU	2CDS200914R0001	15,00	1	0,035
Signalkontakt Rechtsanbau						
Wechselkontakt	0,5	S2C-S6RU	2CDS200924R0001	22,20	1	0,035

Stecksockelsystem 125 A


Starterpaket 3L



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)



Starterpaket 3L: L1, L2, L3 inkl. Sockelendstück

Lieferbare Lösungen	Länge inkl. Sockelendstück mm	Schienenlänge mm	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
18 PLE 3L	364	320	ZLS905E18-3L	2CCA183232R0001	90,50	1	0,530
20 PLE 3L	399	355	ZLS905E20-3L	2CCA183100R0001	101,00	1	0,655
22 PLE 3L	435	391	ZLS905E22-3L	2CCA183102R0001	115,00	1	0,712
24 PLE 3L	471	427	ZLS905E24-3L	2CCA183104R0001	125,00	1	0,769
26 PLE 3L	507	463	ZLS905E26-3L	2CCA183106R0001	134,00	1	0,834
28 PLE 3L	543	499	ZLS905E28-3L	2CCA183108R0001	146,00	1	0,891
30 PLE 3L	579	535	ZLS905E30-3L	2CCA183110R0001	155,00	1	0,948
32 PLE 3L	615	571	ZLS905E32-3L	2CCA183112R0001	164,00	1	1,005
34 PLE 3L	651	607	ZLS905E34-3L	2CCA183114R0001	174,00	1	1,070
36 PLE 3L	687	643	ZLS905E36-3L	2CCA183116R0001	187,00	1	1,127
38 PLE 3L	723	679	ZLS905E38-3L	2CCA183118R0001	194,00	1	1,184
40 PLE 3L	759	715	ZLS905E40-3L	2CCA183120R0001	203,00	1	1,241
42 PLE 3L	795	751	ZLS905E42-3L	2CCA183122R0001	215,00	1	1,306
44 PLE 3L	831	787	ZLS905E44-3L	2CCA183124R0001	225,00	1	1,363
46 PLE 3L	867	823	ZLS905E46-3L	2CCA183126R0001	237,00	1	1,420
48 PLE 3L	903	859	ZLS905E48-3L	2CCA183128R0001	246,00	1	1,477
50 PLE 3L	940	896	ZLS905E50-3L	2CCA183130R0001	264,00	1	1,542
52 PLE 3L	976	932	ZLS905E52-3L	2CCA183132R0001	285,00	1	1,599
54 PLE 3L	1012	968	ZLS905E54-3L	2CCA183134R0001	290,00	1	1,656
56 PLE 3L	1048	1004	ZLS905E56-3L	2CCA183136R0001	299,00	1	1,713
58 PLE 3L	1084	1040	ZLS905E58-3L	2CCA183138R0001	305,00	1	1,778
60 PLE 3L	1120	1076	ZLS905E60-3L	2CCA183140R0001	310,00	1	1,835
62 PLE 3L	1156	1112	ZLS905E62-3L	2CCA183142R0001	319,00	1	1,892
64 PLE 3L	1192	1148	ZLS905E64-3L	2CCA183144R0001	327,00	1	1,949
66 PLE 3L	1228	1184	ZLS905E66-3L	2CCA183146R0001	340,00	1	2,014
68 PLE 3L	1264	1220	ZLS905E68-3L	2CCA183148R0001	347,00	1	2,071
70 PLE 3L	1300	1256	ZLS905E70-3L	2CCA183150R0001	359,00	1	2,128
72 PLE 3L	1336	1292	ZLS905E72-3L	2CCA183152R0001	366,00	1	2,185
74 PLE 3L	1372	1328	ZLS905E74-3L	2CCA183154R0001	377,00	1	2,250
76 PLE 3L	1408	1364	ZLS905E76-3L	2CCA183156R0001	390,00	1	2,307
78 PLE 3L	1444	1400	ZLS905E78-3L	2CCA183158R0001	398,00	1	2,364
80 PLE 3L	1480	1436	ZLS905E80-3L	2CCA183160R0001	409,00	1	2,421

Stecksockelsystem 125 A


Starterpaket 3LN



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)



Starterpaket 3LN: L1, L2, L3, N inkl. Sockelendstück

Lieferbare Lösungen	Länge inkl. Sockelendstück mm	Schienenlänge mm	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
					1 Stk. €		
18 PLE 3LN	364	320	ZLS905E18-3LN	2CCA183234R0001	107,00	1	0,586
20 PLE 3LN	399	355	ZLS905E20-3LN	2CCA183101R0001	123,00	1	0,753
22 PLE 3LN	435	391	ZLS905E22-3LN	2CCA183103R0001	134,00	1	0,820
24 PLE 3LN	471	427	ZLS905E24-3LN	2CCA183105R0001	146,00	1	0,887
26 PLE 3LN	507	463	ZLS905E26-3LN	2CCA183107R0001	157,00	1	0,961
28 PLE 3LN	543	499	ZLS905E28-3LN	2CCA183109R0001	171,00	1	1,028
30 PLE 3LN	579	535	ZLS905E30-3LN	2CCA183111R0001	185,00	1	1,095
32 PLE 3LN	615	571	ZLS905E32-3LN	2CCA183113R0001	193,00	1	1,162
34 PLE 3LN	651	607	ZLS905E34-3LN	2CCA183115R0001	203,00	1	1,236
36 PLE 3LN	687	643	ZLS905E36-3LN	2CCA183117R0001	217,00	1	1,303
38 PLE 3LN	723	679	ZLS905E38-3LN	2CCA183119R0001	233,00	1	1,370
40 PLE 3LN	759	715	ZLS905E40-3LN	2CCA183121R0001	244,00	1	1,437
42 PLE 3LN	795	751	ZLS905E42-3LN	2CCA183123R0001	252,00	1	1,511
44 PLE 3LN	831	787	ZLS905E44-3LN	2CCA183125R0001	264,00	1	1,578
46 PLE 3LN	867	823	ZLS905E46-3LN	2CCA183127R0001	281,00	1	1,645
48 PLE 3LN	903	859	ZLS905E48-3LN	2CCA183129R0001	288,00	1	1,712
50 PLE 3LN	940	896	ZLS905E50-3LN	2CCA183131R0001	311,00	1	1,786
52 PLE 3LN	976	932	ZLS905E52-3LN	2CCA183133R0001	332,00	1	1,853
54 PLE 3LN	1012	968	ZLS905E54-3LN	2CCA183135R0001	343,00	1	1,920
56 PLE 3LN	1048	1004	ZLS905E56-3LN	2CCA183137R0001	348,00	1	1,987
58 PLE 3LN	1084	1040	ZLS905E58-3LN	2CCA183139R0001	359,00	1	2,061
60 PLE 3LN	1120	1076	ZLS905E60-3LN	2CCA183141R0001	365,00	1	2,128
62 PLE 3LN	1156	1112	ZLS905E62-3LN	2CCA183143R0001	375,00	1	2,195
64 PLE 3LN	1192	1148	ZLS905E64-3LN	2CCA183145R0001	389,00	1	2,262
66 PLE 3LN	1228	1184	ZLS905E66-3LN	2CCA183147R0001	398,00	1	2,336
68 PLE 3LN	1264	1220	ZLS905E68-3LN	2CCA183149R0001	411,00	1	2,403
70 PLE 3LN	1300	1256	ZLS905E70-3LN	2CCA183151R0001	425,00	1	2,470
72 PLE 3LN	1336	1292	ZLS905E72-3LN	2CCA183153R0001	436,00	1	2,537
74 PLE 3LN	1372	1328	ZLS905E74-3LN	2CCA183155R0001	448,00	1	2,611
76 PLE 3LN	1408	1364	ZLS905E76-3LN	2CCA183157R0001	460,00	1	2,678
78 PLE 3LN	1444	1400	ZLS905E78-3LN	2CCA183159R0001	472,00	1	2,745
80 PLE 3LN	1480	1436	ZLS905E80-3LN	2CCA183161R0001	483,00	1	2,812

Stecksockelsystem 125 A


Starterpaket 3L LA LB



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)



Starterpaket 3LLALB: L1, L2, L3, LA, LB inkl. Sockelendstück

Lieferbare Lösungen	Länge inkl. Sockelendstück mm	Schienenlänge mm	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
18 PLE 3L LA LB	364	320	ZLS905E18-3LLALB	2CCA183233R0001	111,00	1	0,526
20 PLE 3L LA LB	399	355	ZLS905E20-3LLALB	2CCA183162R0001	126,00	1	0,655
22 PLE 3L LA LB	435	391	ZLS905E22-3LLALB	2CCA183164R0001	138,00	1	0,712
24 PLE 3L LA LB	471	427	ZLS905E24-3LLALB	2CCA183166R0001	149,00	1	0,769
26 PLE 3L LA LB	507	463	ZLS905E26-3LLALB	2CCA183168R0001	163,00	1	0,834
28 PLE 3L LA LB	543	499	ZLS905E28-3LLALB	2CCA183170R0001	175,00	1	0,891
30 PLE 3L LA LB	579	535	ZLS905E30-3LLALB	2CCA183172R0001	188,00	1	0,948
32 PLE 3L LA LB	615	571	ZLS905E32-3LLALB	2CCA183174R0001	200,00	1	1,005
34 PLE 3L LA LB	651	607	ZLS905E34-3LLALB	2CCA183176R0001	210,00	1	1,070
36 PLE 3L LA LB	687	643	ZLS905E36-3LLALB	2CCA183178R0001	224,00	1	1,127
38 PLE 3L LA LB	723	679	ZLS905E38-3LLALB	2CCA183180R0001	238,00	1	1,184
40 PLE 3L LA LB	759	715	ZLS905E40-3LLALB	2CCA183182R0001	250,00	1	1,241
42 PLE 3L LA LB	795	751	ZLS905E42-3LLALB	2CCA183184R0001	262,00	1	1,306
44 PLE 3L LA LB	831	787	ZLS905E44-3LLALB	2CCA183186R0001	277,00	1	1,363
46 PLE 3L LA LB	867	823	ZLS905E46-3LLALB	2CCA183188R0001	286,00	1	1,420
48 PLE 3L LA LB	903	859	ZLS905E48-3LLALB	2CCA183190R0001	299,00	1	1,477
50 PLE 3L LA LB	940	896	ZLS905E50-3LLALB	2CCA183192R0001	322,00	1	1,542
52 PLE 3L LA LB	976	932	ZLS905E52-3LLALB	2CCA183194R0001	344,00	1	1,599
54 PLE 3L LA LB	1012	968	ZLS905E54-3LLALB	2CCA183196R0001	350,00	1	1,656
56 PLE 3L LA LB	1048	1004	ZLS905E56-3LLALB	2CCA183198R0001	360,00	1	1,713
58 PLE 3L LA LB	1084	1040	ZLS905E58-3LLALB	2CCA183200R0001	369,00	1	1,778
60 PLE 3L LA LB	1120	1076	ZLS905E60-3LLALB	2CCA183202R0001	377,00	1	1,835
62 PLE 3L LA LB	1156	1112	ZLS905E62-3LLALB	2CCA183204R0001	387,00	1	1,892
64 PLE 3L LA LB	1192	1148	ZLS905E64-3LLALB	2CCA183206R0001	398,00	1	1,949
66 PLE 3L LA LB	1228	1184	ZLS905E66-3LLALB	2CCA183208R0001	411,00	1	2,014
68 PLE 3L LA LB	1264	1220	ZLS905E68-3LLALB	2CCA183210R0001	425,00	1	2,071
70 PLE 3L LA LB	1300	1256	ZLS905E70-3LLALB	2CCA183212R0001	436,00	1	2,128
72 PLE 3L LA LB	1336	1292	ZLS905E72-3LLALB	2CCA183214R0001	449,00	1	2,185
74 PLE 3L LA LB	1372	1328	ZLS905E74-3LLALB	2CCA183216R0001	461,00	1	2,250
76 PLE 3L LA LB	1408	1364	ZLS905E76-3LLALB	2CCA183218R0001	474,00	1	2,307
78 PLE 3L LA LB	1444	1400	ZLS905E78-3LLALB	2CCA183220R0001	487,00	1	2,364
80 PLE 3L LA LB	1480	1436	ZLS905E80-3LLALB	2CCA183222R0001	500,00	1	2,421

Stecksockelsystem 125 A


Starterpaket 3LN LA LB



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)



Starterpaket 3LNLALB: L1, L2, L3, N, LA, LB inkl. Sockelendstück

Lieferbare Lösungen	Länge inkl. Sockelendstück mm	Schienenlänge mm	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
					1 Stk. €		
18 PLE 3LN LA LB	364	320	ZLS905E18-3LNLALB	2CCA183235R0001	127,00	1	0,671
20 PLE 3LN LA LB	399	355	ZLS905E20-3LNLALB	2CCA183163R0001	147,00	1	0,753
22 PLE 3LN LA LB	435	391	ZLS905E22-3LNLALB	2CCA183165R0001	156,00	1	0,820
24PLE 3LN LA LB	471	427	ZLS905E24-3LNLALB	2CCA183167R0001	171,00	1	0,887
26PLE 3LN LA LB	507	463	ZLS905E26-3LNLALB	2CCA183169R0001	188,00	1	0,961
28PLE 3LN LA LB	543	499	ZLS905E28-3LNLALB	2CCA183171R0001	200,00	1	1,028
30PLE 3LN LA LB	579	535	ZLS905E30-3LNLALB	2CCA183173R0001	213,00	1	1,095
32PLE 3LN LA LB	615	571	ZLS905E32-3LNLALB	2CCA183175R0001	233,00	1	1,162
34PLE 3LN LA LB	651	607	ZLS905E34-3LNLALB	2CCA183177R0001	244,00	1	1,236
36PLE 3LN LA LB	687	643	ZLS905E36-3LNLALB	2CCA183179R0001	255,00	1	1,303
38PLE 3LN LA LB	723	679	ZLS905E38-3LNLALB	2CCA183181R0001	274,00	1	1,370
40PLE 3LN LA LB	759	715	ZLS905E40-3LNLALB	2CCA183183R0001	287,00	1	1,437
42PLE 3LN LA LB	795	751	ZLS905E42-3LNLALB	2CCA183185R0001	301,00	1	1,511
44PLE 3LN LA LB	831	787	ZLS905E44-3LNLALB	2CCA183187R0001	316,00	1	1,578
46PLE 3LN LA LB	867	823	ZLS905E46-3LNLALB	2CCA183189R0001	330,00	1	1,645
48PLE 3LN LA LB	903	859	ZLS905E48-3LNLALB	2CCA183191R0001	343,00	1	1,712
50PLE 3LN LA LB	940	896	ZLS905E50-3LNLALB	2CCA183193R0001	366,00	1	1,786
52PLE 3LN LA LB	976	932	ZLS905E52-3LNLALB	2CCA183195R0001	391,00	1	1,853
54PLE 3LN LA LB	1012	968	ZLS905E54-3LNLALB	2CCA183197R0001	401,00	1	1,920
56PLE 3LN LA LB	1048	1004	ZLS905E56-3LNLALB	2CCA183199R0001	411,00	1	1,987
58PLE 3LN LA LB	1084	1040	ZLS905E58-3LNLALB	2CCA183201R0001	424,00	1	2,061
60PLE 3LN LA LB	1120	1076	ZLS905E60-3LNLALB	2CCA183203R0001	433,00	1	2,128
62PLE 3LN LA LB	1156	1112	ZLS905E62-3LNLALB	2CCA183205R0001	441,00	1	2,195
64PLE 3LN LA LB	1192	1148	ZLS905E64-3LNLALB	2CCA183207R0001	461,00	1	2,262
66PLE 3LN LA LB	1228	1184	ZLS905E66-3LNLALB	2CCA183209R0001	475,00	1	2,336
68PLE 3LN LA LB	1264	1220	ZLS905E68-3LNLALB	2CCA183211R0001	489,00	1	2,403
70 PLE 3LN LA LB	1300	1256	ZLS905E70-3LNLALB	2CCA183213R0001	502,00	1	2,470
72PLE 3LN LA LB	1336	1292	ZLS905E72-3LNLALB	2CCA183215R0001	517,00	1	2,537
74PLE 3LN LA LB	1372	1328	ZLS905E74-3LNLALB	2CCA183217R0001	530,00	1	2,611
76PLE 3LN LA LB	1408	1364	ZLS905E76-3LNLALB	2CCA183219R0001	543,00	1	2,678
78PLE 3LN LA LB	1444	1400	ZLS905E78-3LNLALB	2CCA183221R0001	560,00	1	2,745
80PLE 3LN LA LB	1480	1436	ZLS905E80-3LNLALB	2CCA183223R0001	571,00	1	2,812

Stecksockelsystem 125 A

Stecksocket, Stromschienen 125 A, Endstück



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Stecksocket inkl. Ober- und Unterteil

		Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	Stecksocket 8-teilig Länge 144 mm	8	ZLS908	2CCA183030R0001	14,10	10	0,092
	Stecksocket 6-teilig Länge 108 mm	6	ZLS906	2CCA183035R0001	14,70	10	0,071

Stromschienen für den Stecksocket

		Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	Stromschiene 125 A galvanisch veredelt, 10x3 mm, für L1, L2, L3, N und PE – Lieferlänge 1979 mm	110	ZLS200	2CCF002772R0001	45,00	10	0,537
	Hilfsstromschiene 40 A galvanisch veredelt, 5x2 mm, für LA und LB – Lieferlänge 1979 mm	110	ZLS202	2CCF002773R0001	33,10	10	0,179

Stecksocket-Endstück

		Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	Stecksocket-Endstück für seitlichen, berührungssicheren Abschluss und mech. Fixierung einer Stecksocket-Reihe	–	ZLS920	2CCA183017R0001	18,90	Set mit links, rechts, Endstück	0,060

Stecksockelsystem 125 A

Zusatzsockel



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Zusatzsockel

Der Zusatzsockel kann am Stecksockel einfach aufgesteckt werden und dient zur Aufnahme der außen liegenden N- und/oder PE-Stromschienen. Bei dieser Montagevariante wird bei Leitungsschutzschaltern auf den N-Trenner im Geräteverbund verzichtet. Auf dem Stecksockel werden Steckklemmen platziert.

Dabei kann die N-Klemme als lösbare Neutraleiterverbindung verwendet werden. Selbstverständlich kann auch nur eine N-Schiene oder PE-Schiene allein aufgebaut werden. Jeder Stecksockel ist mit 1 Zusatzsockel bestückbar.

Zusatzsockel für außen liegende N- und PE-Stromschienen

	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	8	ZLS928	2CCA183630R0001	6,50	10	0,042
	6	ZLS926	2CCA183635R0001	6,70	10	0,033

Stecksockelsystem 125 A

Stromschienen 40 A und 125 A



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

40 A- und 125 A-Stromschiene / Auswahltablelle für Stecksocket

Strom- schiene 125 A	Bestellnummer	EAN Nummer 761227	ZLS908	ZLS906	Platz- ein- heiten	Länge inkl. Endstücke	Schienen- länge in mm	Strom- schiene 40 A	Bestellnummer	EAN Nummer 761227
ZLS201E6	2CCF800158R0001	0016778	–	1	6	148	103	ZLS203E6	2CCF800218R0001	0017966
ZLS201E8	2CCF800159R0001	0016983	1	–	8	186	139	ZLS203E8	2CCF800219R0001	0018178
ZLS201E12	2CCF800160R0001	0016211	–	2	12	256	211	ZLS203E12	2CCF800220R0001	0017409
ZLS201E14	2CCF800161R0001	0016310	1	1	14	292	247	ZLS203E14	2CCF800221R0001	0017508
ZLS201E16	2CCF800162R0001	0016334	2	–	16	328	283	ZLS203E16	2CCF800222R0001	0017522
ZLS201E18	2CCF800163R0001	0016358	–	3	18	364	319	ZLS203E18	2CCF800223R0001	0017546
ZLS201E20	2CCF800164R0001	0016372	1	2	20	401	355	ZLS203E20	2CCF800224R0001	0017560
ZLS201E22	2CCF800165R0001	0016396	2	1	22	437	391	ZLS203E22	2CCF800225R0001	0017584
ZLS201E24	2CCF800666R0001	0016419	3	–	24	473	427	ZLS203E24	2CCF800226R0001	0017607
ZLS201E26	2CCF800167R0001	0016433	1	3	26	509	463	ZLS203E26	2CCF800227R0001	0017621
ZLS201E28	2CCF800168R0001	0016457	2	2	28	545	499	ZLS203E28	2CCF800228R0001	0017645
ZLS201E30	2CCF800169R0001	0016471	3	1	30	581	535	ZLS203E30	2CCF800229R0001	0017669
ZLS201E32	2CCF800170R0001	0016495	4	–	32	617	571	ZLS203E32	2CCF800230R0001	0017683
ZLS201E34	2CCF800171R0001	0016518	2	3	34	653	607	ZLS203E34	2CCF800231R0001	0017706
ZLS201E36	2CCF800172R0001	0016532	3	2	36	689	643	ZLS203E36	2CCF800232R0001	0017720
ZLS201E38	2CCF800173R0001	0016556	4	1	38	725	679	ZLS203E38	2CCF800233R0001	0017744
ZLS201E40	2CCF800174R0001	0016570	5	–	40	761	715	ZLS203E40	2CCF800234R0001	0017768
ZLS201E42	2CCF800175R0001	0016594	3	3	42	797	751	ZLS203E42	2CCF800235R0001	0017782
ZLS201E44	2CCF800176R0001	0016617	4	2	44	833	787	ZLS203E44	2CCF800236R0001	0017805
ZLS201E46	2CCF800177R0001	0016631	5	1	46	869	823	ZLS203E46	2CCF800237R0001	0017829
ZLS201E48	2CCF800178R0001	0016655	6	–	48	905	859	ZLS203E48	2CCF800238R0001	0017843
ZLS201E50	2CCF800179R0001	0016679	4	3	50	941	895	ZLS203E50	2CCF800239R0001	0017867
ZLS201E52	2CCF800180R0001	0016693	5	2	52	977	932	ZLS203E52	2CCF800240R0001	0017881
ZLS201E54	2CCF800181R0001	0016716	6	1	54	1013	968	ZLS203E54	2CCF800241R0001	0017904
ZLS201E56	2CCF800182R0001	0016730	7	–	56	1049	1004	ZLS203E56	2CCF800242R0001	0017928
ZLS201E58	2CCF800183R0001	0016754	5	3	58	1085	1040	ZLS203E58	2CCF800243R0001	0017942
ZLS201E60	2CCF800184R0001	0016785	6	2	60	1122	1076	ZLS203E60	2CCF800244R0001	0017973
ZLS201E62	2CCF800185R0001	0016808	7	1	62	1158	1112	ZLS203E62	2CCF800245R0001	0017997
ZLS201E64	2CCF800186R0001	0016822	8	–	64	1194	1148	ZLS203E64	2CCF800246R0001	0018017
ZLS201E66	2CCF800187R0001	0016846	6	3	66	1230	1184	ZLS203E66	2CCF800247R0001	0018031
ZLS201E68	2CCF800188R0001	0016860	7	2	68	1266	1220	ZLS203E68	2CCF800248R0001	0018055
ZLS201E70	2CCF800189R0001	0016884	8	1	70	1302	1256	ZLS203E70	2CCF800249R0001	0018079
ZLS201E72	2CCF800190R0001	0016907	9	–	72	1338	1292	ZLS203E72	2CCF800250R0001	0018093
ZLS201E74	2CCF800191R0001	0016921	7	3	74	1374	1328	ZLS203E74	2CCF800251R0001	0018116
ZLS201E76	2CCF800192R0001	0016945	8	2	76	1410	1364	ZLS203E76	2CCF800252R0001	0018130
ZLS201E78	2CCF800193R0001	0016969	9	1	78	1446	1400	ZLS203E78	2CCF800253R0001	0018154
ZLS201E80	2CCF800194R0001	0016990	10	–	80	1482	1436	ZLS203E80	2CCF800254R0001	0018185
ZLS201E82	2CCF800195R0001	0017010	8	3	82	1518	1472	ZLS203E82	2CCF800255R0001	0018208
ZLS201E84	2CCF800196R0001	0017034	9	2	84	1554	1508	ZLS203E84	2CCF800256R0001	0018222
ZLS201E86	2CCF800197R0001	0017058	10	1	86	1590	1544	ZLS203E86	2CCF800257R0001	0018246
ZLS201E88	2CCF800198R0001	0017072	11	–	88	1626	1580	ZLS203E88	2CCF800258R0001	0018260
ZLS201E90	2CCF800199R0001	0017096	9	3	90	1662	1616	ZLS203E90	2CCF800259R0001	0018284
ZLS201E92	2CCF800200R0001	0017119	10	2	92	1698	1652	ZLS203E92	2CCF800260R0001	0018307
ZLS201E94	2CCF800201R0001	0017133	11	1	94	1734	1688	ZLS203E94	2CCF800261R0001	0018321
ZLS201E96	2CCF800202R0001	0017157	12	–	96	1770	1724	ZLS203E96	2CCF800262R0001	0018345
ZLS201E98	2CCF800203R0001	0017171	10	3	98	1806	1760	ZLS203E98	2CCF800263R0001	0018369
ZLS201E100	2CCF800204R0001	0016006	11	2	100	1843	1796	ZLS203E100	2CCF800264R0001	0017195
ZLS201E102	2CCF800205R0001	0016020	12	1	102	1879	1832	ZLS203E102	2CCF800265R0001	0017218
ZLS201E104	2CCF800206R0001	0016044	13	–	104	1915	1868	ZLS203E104	2CCF800266R0001	0017232
ZLS201E106	2CCF800207R0001	0016068	11	3	106	1951	1904	ZLS203E106	2CCF800267R0001	0017256
ZLS201E108	2CCF800208R0001	0016082	12	2	108	1987	1940	ZLS203E108	2CCF800268R0001	0017270

Das Einplanen von Einspeiseblock und Reserveplätzen ist zu beachten. Die oben aufgeführten Gesamtlängen wurden unter Berücksichtigung von Stecksockelabständen und Toleranzen ermittelt. Sie sind deshalb nicht unbedingt ein Vielfaches von 18 mm (1 Platzinheit).

Stecksockelsystem

Einspeiseblöcke, Einspeiseelemente 63 A und 200 A



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Einspeiseblock 18 mm für Einspeisung 63 A 2,5 mm² bis 25 mm² max. je 1 Leiter oben und unten

			Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
						1 Stk. €		
	L1, L3	63 A	1	ZLS260	2CCA205305R0001	22,30	1	0,090
	L2, N	63 A	1	ZLS261	2CCA205306R0001	22,30	1	0,090
	LA, LB	6 A	1	ZLS262	2CCA205307R0001	22,30	1	0,090

Einspeiseelemente für Einspeisung 200 A 10 mm² bis 95 mm² max. 1 Leiter

	Ausführung	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
					1 Stk. €		
	Einspeiseelement L1	2	ZLS251	2CCV672501R0001	31,00	1	0,120
	Einspeiseelement L2	2	ZLS252	2CCV672502R0001	31,00	1	0,120
	Einspeiseelement L3	2	ZLS253	2CCV672503R0001	31,00	1	0,120
	Einspeiseelement N	2	ZLS250	2CCV672500R0001	31,00	1	0,120
	Einspeiseelement N Zusatzsockel	2	ZLS954	2CCV672508R0001	31,00	1	0,100
	Einspeiseelement PE	2	ZLS959	2CCA672510R0001	31,00	1	0,088

Stecksockelsystem

Einspeiseblock 160 A



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Einspeiseblock niedrig für Einspeisung 125 A Seite, 160 A Mitte 6 mm² bis 50 mm², 2x25 mm² Litze mit Aderendhülse, Flachkabel 9x2x0,8 bis 9x9x0,8 mm, nur CU + 2x10 mm² (LA, LB)

	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
 	Einspeiseblock inkl. Haube, komplett mit Hauptklemmen					
	4	ZLS924-3L	2CCF181816R0001	38,70	1	0,159
	4	ZLS924-3LN	2CCF181818R0001	47,10	1	0,187
	4	ZLS924-3LNAB	2CCF181820R0001	72,50	1	0,207
	4	ZLS924-3L-R	2CCF181817R0001	38,70	1	0,159
	4	ZLS924-3LN-R	2CCF181819R0001	47,10	1	0,187
	4	ZLS924-3LNAB-R	2CCF181821R0001	72,50	1	0,207

Klemmen für Einspeiseblock

	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	–	ZLS936	2CCF181805R0001	26,00	1	0,028
	–	ZLS937	2CCF181807R0001	12,00	1	0,001

Abdeckhaube für Einspeiseblock

	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	4	ZLS939	2CCF181812R0001	13,60	1	0,035

Stecksockelsystem

Klemmen Zusatzsockel IEC



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

N- und PE-Klemmen

Für die Einspeisung und für die Abgänge der außen liegenden N- und PE-Schienen stehen entsprechende N-Klemmen (hellblau) oder PE-Klemmen (gelb-grün) für die Querschnitte von 0,75 mm² Litze mit Aderendhülse oder 1 mm² Draht bis 10 mm²

(max. 32 A) und für Querschnitte von 16 mm² bis 35 mm² (max. 100 A) zur Verfügung. Die Klemme ZLS954-1 hat eine beidseitige Öffnung. Die Klemme ZLS954-1 ist nicht IP20.

N-Klemme für Zusatzsockel hellblau, für außen liegende Schiene

		Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	N 10 mm ² /32 A	0,5	ZLS918	2CCA183440R0001	9,60	Set à 10	0,011
	N 35 mm ² /100 A	1	ZLS913	2CCA183470R0001	15,10	1	0,030
	N 95 mm ² /200 A	2	ZLS954	2CCV672508R0001	31,00	1	0,100

PE-Klemme für Zusatzsockel gelb-grün, für außen liegende Schiene

	PE 10 mm ² /32 A	0,5	ZLS919	2CCA183441R0001	9,60	Set à 10	0,011
	PE 35 mm ² /100 A	1	ZLS929	2CCA183387R0001	15,10	1	0,030
	PE 95 mm ² /200 A	2	ZLS959	2CCA672510R0001	31,00	1	0,088

Klemmen rot/orange für Zusatzsockel; neue Ausführung lieferbar ab 01.06.2018

	10 mm ² /32 A	0,5	ZLS918/Red	2CCA183443R0001	9,60	10	0,011
	10 mm ² /32 A	0,5	ZLS919/Orange	2CCA183444R0001	9,60	10	0,011
	35 mm ²	1	ZLS913/Red	2CCA183465R0001	15,10	10	0,012
	35 mm ² /100 A	1	ZLS916/Orange	2CCA183466R0001	15,10	10	0,030

Trenner-Block

Der dunkelgraue Trenner-Block isoliert die unterbrochenen Stromschienen-Enden gegeneinander und kennzeichnet gleichzeitig die Trennstelle nach außen.

Trenner-Block für Zusatzsockel

		Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	dunkelgrau, zur Isolation und Distanzierung der außen liegenden N-Stromschienen	0,5	ZLS927	2CCA183442R0001	3,40	10	0,008

SMISSLINE TP

Klemmen Zusatzsockel UL



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Klemmen für Zusatzsockel ZLS926/928 UL508A, der 250 A Zusatzsockel besitzt keine UL Zulassung

Für die Einspeisung und für die Abgänge der außen
liegenden N und PE Schienen ZLS918UL, 919UL
0,75 mm² bis 10 mm² Litze mit Aderendhülse oder
Draht 1 mm² bis 10 mm² Litze mit Aderendhülse oder
Draht 2x1,5 mm² oder 2x2,5 mm² alle anderen Kom-

binationen sind nur erlaubt mit einem Leiter pro
Anschlusskammer ZLS913UL, 929UL 16 mm² bis
35 mm² Litze mit Aderendhülse max. 1 Leiter
ZLS954UL, 959UL 50 mm² bis 95 mm² Litze mit
Aderendhülse max. 1 Leiter.

N-Klemme für Zusatzsockel hellgrau, UL508A Anwendung

		Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	N 10 mm ²	0,5	ZLS918UL	2CCA183446R0001	10,50	10	0,011
	N 35 mm ²	1	ZLS913UL	2CCA183398R0001	16,50	10	0,030
	N 95 mm ²	2	ZLS954UL	2CCA672511R0001	34,00	1	0,088

PE-Klemme für Zusatzsockel grün, UL508A Anwendung

	PE 10 mm ²	0,5	ZLS919UL	2CCA183447R0001	10,50	10	0,011
	PE 35 mm ²	1	ZLS929UL	2CCA183399R0001	16,50	10	0,030
	PE 95 mm ²	2	ZLS959UL	2CCA672512R0001	34,00	1	0,088

Trenner-Block

Der dunkelgraue Trenner-Block isoliert die unterbrochenen Stromschienen-Enden gegeneinander und kennzeichnet gleichzeitig die Trennstelle nach außen.

Trenner-Block für Zusatzsockel

		Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	dunkelgrau, zur Isolation und Distanzierung der außen liegenden N-Stromschienen	0,5	ZLS927	2CCA183442R0001	3,40	10	0,008

Stecksockelsystem

Stecksockel Zubehör



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Zwischenstück

		Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
	hellgrau, zum berührungssicheren Ausfüllen von Reservesteckplätzen, 18mm – Beutel à 5 Stück	1	ZLS725	2CCS500900R0181	1,65	Set à 5	0,020
	Ausgleichsstück auf 18mm für NT 9mm – Beutel à 5 Stück	1	ZLS728	2CCS400900R0101	1,65	Set à 5	0,070

Stromschienen-Trennstück

	dunkelgrau, zur Isolation und Distanzierung der Stromschienen-Unterbrechung an der Trennstelle, 18mm	1	ZLS938	2CCA205611R0001	5,10	1	0,020
--	--	---	--------	-----------------	------	---	-------

Adapter

MS116, MS132 mit AF-Schütze



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Bestellangaben Kombimodul Litzen oben

	Bezeichnung	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
					1 Stk. €		
	Kombimodul L1,L2,L3 Litze oben	2,5	ZMS132-3L	2CCA182500R0001	50,50	1	0,095
	Kombimodul L1,L2,L3 Litze oben	2,5	ZMS132-3LA	2CCA182502R0001	51,00	1	0,098
	Kombimodul L1,L2,L3 Litze oben	2,5	ZMS132-3LB	2CCA182504R0001	51,00	1	0,098
	Kombimodul L1,L2,L3 Litze oben	2,5	ZMS132-3LAB	2CCA182506R0001	52,00	1	0,103
	Kombimodul leer inklusive 2,5 2 Din Adapter MS/AF unten und 2 Din Adapter MS/AF oben		ZMS137	2CCA182508R0001	16,70	1	0,075
	Verbinder für (Duo) Kombimodul oder MS Adapter		E210-SPV	2CCC703715R0001	0,81	Set à 30	0,014
	Ergänzungsstück 9mm	0,5	ZMS935	2CCA182616R0001	5,10	1	0,006
	Adapter für MS116/132 L123L Litze unten		ZMS132-3LWB	2CCF182543R0001	auf Anfrage	1	0,105
	Bestellangaben Kombimodul für Klemmen MS mit Push-in Federzugklemmen						
	Adapter für MS116/132 L123 Litze oben Modul für Push in Klemmen an MS		ZMS132-3L-PI	2CCF182540R0001	52,00	1	0,105
	Adapter für MS116/132 L123LB Litze oben Modul für Push in Klemmen an MS		ZMS132-3LB-PI	2CCF182541R0001	53,00	1	0,118
	Adapter für MS116/132 L123LAB Litze oben Modul für Push in Klemmen an MS		ZMS132-3LAB-PI	2CCF182542R0001	53,50	1	0,136

Bestellangaben MS116/132 Adapter

	Bezeichnung	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
					1 Stk. €		
	Adapter MS116/132 L123 Litze unten	2,5	ZMS930	2CCA182520R0001	26,00	1	0,053
	Adapter MS116/132 L123LALB Litze unten	2,5	ZMS931	2CCA182522R0001	34,70	1	0,058
	Adapter MS116/132 L123LA Litze unten	2,5	ZMS936	2CCA182521R0001	29,90	1	0,048
	Adapter MS116/132 L123 Litze oben	2,5	ZMS932	2CCA182524R0001	26,00	1	0,053
	Adapter MS116/132 L123LALB Litze oben	2,5	ZMS933	2CCA182526R0001	34,70	1	0,058
	Adapter MS116/132 L123LA Litze oben	2,5	ZMS937	2CCA182525R0001	29,90	1	0,048
	Adapter für AF Schützen ohne Litze	2,5	ZMS938	2CCA182510R0001	auf Anfrage	1	0,034
	Adapter MS116/132 leer	2,5	ZMS934	2CCA182512R0001	13,20	1	0,034
	Ergänzungsstück 9mm	0,5	ZMS935	2CCA182616R0001	5,10	1	0,006
	Bestellangaben Adapter für Klemmen MS mit Push-in Federzugklemmen						
	Adapter MS116/132 L123 Litze unten Modul für Push in Klemmen an MS		ZMS930-PI	2CCF182550R0001	27,30	1	0,075
	Adapter MS116/132 L123 Litze oben Modul für Push in Klemmen an MS		ZMS932-PI	2CCF182551R0001	27,30	1	0,075

Das Ergänzungsstück 9mm ist bei einer ungeraden Anzahl (1, 3, 5, ...) Kombimodulen bzw. Adaptern als Ergänzung auf eine volle Anzahl Platzeinheiten auf dem Stecksockel-system notwendig. Im Weiteren kann es auch verwendet werden, wenn am Motorschutzschalter ein seitlicher Hilfskontakt montiert wird.
Die Bestellangaben der Motorschutzschalter bzw. der Schützen, sind im lokalen ABB Katalog zu finden oder im Katalog mit der Druckschriftennummer DOC 15BC100155C0202.


Stecksockelsystem
Universaladapter IEC und UL508



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)



Mehrpolige Universaladapter können durch Zusammenstecken von Einzeladaptern und mittels des Verbinders E210-SPV erstellt werden.

Universaladapter 32 A und 63 A, Einsatz nach IEC/EN 61439-6 und UL508

Bezeichnung	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
Adapter 32A						
L1 oder L2 oder L3 Litze oben	1	ZLS970	2CCA180551R0001	10,80	10	0,200
L1 oder L2 oder L3 Litze unten	1	ZLS971	2CCA180552R0001	10,80	10	0,200
N Litze oben	1	ZLS970N	2CCA180553R0001	10,80	10	0,200
N Litze unten	1	ZLS971N	2CCA180554R0001	10,80	10	0,200
Adapter 63A						
L1 oder L2 oder L3 Litze oben	1	ZLS972	2CCA180555R0001	14,30	10	0,240
L1 oder L2 oder L3 Litze unten	1	ZLS973	2CCA180556R0001	14,30	10	0,240
N Litze oben	1	ZLS972N	2CCA180557R0001	14,30	10	0,240
N Litze unten	1	ZLS973N	2CCA180558R0001	14,30	10	0,240
Adapter 32A mit 300 mm Litze						
L1 oder L2 oder L3 Litze oben	1	ZLS970300	2CCA180559R0001	19,90	10	0,370
L1 oder L2 oder L3 Litze unten	1	ZLS971300	2CCA180560R0001	19,90	10	0,370
N Litze oben	1	ZLS970N300	2CCA180561R0001	19,90	10	0,260
N Litze unten	1	ZLS971N300	2CCA180562R0001	19,90	10	0,260
Adapter 63A mit 300 mm Litze						
L1 oder L2 oder L3 Litze oben	1	ZLS972300	2CCA180563R0001	25,60	10	0,370
L1 oder L2 oder L3 Litze unten	1	ZLS973300	2CCA180564R0001	25,60	10	0,370
N Litze oben	1	ZLS972N300	2CCA180565R0001	25,60	10	0,370
N Litze unten	1	ZLS973N300	2CCA180566R0001	25,60	10	0,370

Stecksockelsystem

Universaladapter IEC und UL489



[weiterführende
Information](#)




[Technischer
Katalog](#)

Universaladapter 25 A und 45 A, Einsatz nach UL489

	Bezeichnung	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
Adapter 25 A UL489 nur zusammen mit S200UL489 verwendbar							
	L1 oder L2 oder L3 Litze oben	1	ZLS970UL	2CCA337020R0001	19,10	10	0,210
	L1 oder L2 oder L3 Litze unten	1	ZLS971UL	2CCA337021R0001	19,10	10	0,210
	N Litze oben	1	ZLS970N	2CCA180553R0001	10,80	10	0,200
	N Litze unten	1	ZLS971N	2CCA180554R0001	10,80	10	0,200
Adapter 45 A UL489 nur zusammen mit S200UL489 verwendbar							
	L1 oder L2 oder L3 Litze oben	1	ZLS9721UL	2CCA337024R0001	23,50	10	0,250
	L1 oder L2 oder L3 Litze unten	1	ZLS973UL	2CCA337025R0001	23,50	10	0,250
	N Litze oben	1	ZLS972N	2CCA180557R0001	14,30	10	0,240
	N Litze unten	1	ZLS973N	2CCA180558R0001	14,30	10	0,240

Zubehör



Leeradapter					
1	ZLS964	2CCA180550R0001	10,90	10	0,110
Verbinder für Mehrfachadapter					
Verbinder Set a 30 Stück Es werden 2 Verbinder pro Adapterverbindung benötigt	E210-SPV	2CCC703715R0001	0,81	Set à 30 Stk.	0,014

Mehrpole Adapter müssen selber zusammengesteckt werden. Das heißt Einzeladapter können mittels Verbinder zu mehrpoligen Adaptern zusammengesteckt werden.

Universaladapter

27 mm breite Lösung für S800 High Performance MCB




weiterführende
Information



Technischer
Katalog

Mit dem 9 mm Ergänzungsstück ist es möglich einen Adapter von 27 mm Baubreite zu erstellen auf dem ein 27 mm breiter S800 Hochleistungsautomat montiert werden kann.

Der maximale Bemessungsstrom mit ZLS972X, ZLS973X (Doppellitze) beträgt 50 A.



Bezeichnung	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE Set à 5	Gewicht 1 Stk. kg
9 mm Baubreite	0,5	ZLS965	2CCA180545R1001	5,00	Set à 5	0,005

Stecksockelsystem Power Bar System 250 A


Starterpaket 3L



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)



Starterpaket Power Bar System 250A: L1, L2, L3 inkl. Sockelendstück

Lieferbare Lösungen	Länge inkl. Sockelendstück in mm	Schienenlänge in mm	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
30PLE-3L	601	535	ZLSP950E30-3L	2CCF212200A0001	232,00	1	1,755
32PLE-3L	637	571	ZLSP950E32-3L	2CCF212201A0001	273,00	1	1,863
34PLE-3L	673	607	ZLSP950E34-3L	2CCF212202A0001	275,00	1	1,981
36PLE-3L	709	643	ZLSP950E36-3L	2CCF212203A0001	299,00	1	2,088
38PLE-3L	745	679	ZLSP950E38-3L	2CCF212204A0001	324,00	1	2,195
40PLE-3L	781	715	ZLSP950E40-3L	2CCF212205A0001	346,00	1	2,303
42PLE-3L	817	751	ZLSP950E42-3L	2CCF212206A0001	354,00	1	2,421
44PLE-3L	853	787	ZLSP950E44-3L	2CCF212207A0001	377,00	1	2,528
46PLE-3L	889	823	ZLSP950E46-3L	2CCF212208A0001	405,00	1	2,635
48PLE-3L	925	859	ZLSP950E48-3L	2CCF212209A0001	430,00	1	2,742
50PLE-3L	961	895	ZLSP950E50-3L	2CCF212210A0001	449,00	1	2,861
52PLE-3L	998	932	ZLSP950E52-3L	2CCF212211A0001	491,00	1	2,968
54PLE-3L	1034	968	ZLSP950E54-3L	2CCF212212A0001	511,00	1	3,075
56PLE-3L	1070	1004	ZLSP950E56-3L	2CCF212213A0001	533,00	1	3,182
58PLE-3L	1106	1040	ZLSP950E58-3L	2CCF212214A0001	528,00	1	3,301
60PLE-3L	1142	1076	ZLSP950E60-3L	2CCF212215A0001	544,00	1	3,408
62PLE-3L	1178	1112	ZLSP950E62-3L	2CCF212216A0001	569,00	1	3,515
64PLE-3L	1214	1148	ZLSP950E64-3L	2CCF212217A0001	589,00	1	3,622
66PLE-3L	1250	1184	ZLSP950E66-3L	2CCF212218A0001	598,00	1	3,741
68PLE-3L	1286	1220	ZLSP950E68-3L	2CCF212219A0001	622,00	1	3,848
70PLE-3L	1322	1256	ZLSP950E70-3L	2CCF212220A0001	647,00	1	3,955
72PLE-3L	1358	1292	ZLSP950E72-3L	2CCF212221A0001	672,00	1	4,062
74PLE-3L	1394	1328	ZLSP950E74-3L	2CCF212222A0001	675,00	1	4,180
76PLE-3L	1430	1364	ZLSP950E76-3L	2CCF212223A0001	706,00	1	4,288
78PLE-3L	1466	1400	ZLSP950E78-3L	2CCF212224A0001	733,00	1	4,395
80PLE-3L	1502	1436	ZLSP950E80-3L	2CCF212225A0001	758,00	1	4,502
82PLE-3L	1538	1472	ZLSP950E82-3L	2CCF212226A0001	777,00	1	4,620
84PLE-3L	1574	1508	ZLSP950E84-3L	2CCF212227A0001	795,00	1	4,728
86PLE-3L	1610	1544	ZLSP950E86-3L	2CCF212228A0001	816,00	1	4,835
88PLE-3L	1646	1580	ZLSP950E88-3L	2CCF212229A0001	835,00	1	4,942
90PLE-3L	1682	1616	ZLSP950E90-3L	2CCF212230A0001	852,00	1	5,060
92PLE-3L	1718	1652	ZLSP950E92-3L	2CCF212231A0001	872,00	1	5,167
94PLE-3L	1754	1688	ZLSP950E94-3L	2CCF212232A0001	890,00	1	5,275
96PLE-3L	1790	1724	ZLSP950E96-3L	2CCF212233A0001	910,00	1	5,382
98PLE-3L	1826	1760	ZLSP950E98-3L	2CCF212234A0001	928,00	1	5,500
100PLE-3L	1862	1796	ZLSP950E100-3L	2CCF212235A0001	949,00	1	5,607
102PLE-3L	1898	1832	ZLSP950E102-3L	2CCF212236A0001	966,00	1	5,715
104PLE-3L	1934	1868	ZLSP950E104-3L	2CCF212237A0001	986,00	1	5,822
106PLE-3L	1970	1904	ZLSP950E106-3L	2CCF212238A0001	1.003,00	1	5,940
108PLE-3L	2006	1940	ZLSP950E108-3L	2CCF212239A0001	1.024,00	1	6,047
110PLE-3L	2045	1979	ZLSP950E110-3L	2CCF212240A0001	1.041,00	1	6,121

Stecksockelsystem Power Bar System 250 A


Starterpaket 3LN



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)



Starterpaket Power Bar System 250A, L1, L2, L3, N inkl. Sockelendstück

Lieferbare Lösungen	Länge inkl. Sockelendstück in mm	Schienenlänge in mm	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
30PLE-3LN	601	535	ZLSP950E30-3LN	2CCF212300A0001	290,00	1	2,122
32PLE-3LN	637	571	ZLSP950E32-3LN	2CCF212301A0001	338,00	1	2,253
34PLE-3LN	673	607	ZLSP950E34-3LN	2CCF212302A0001	345,00	1	2,396
36PLE-3LN	709	643	ZLSP950E36-3LN	2CCF212303A0001	376,00	1	2,527
38PLE-3LN	745	679	ZLSP950E38-3LN	2CCF212304A0001	409,00	1	2,659
40PLE-3LN	781	715	ZLSP950E40-3LN	2CCF212305A0001	439,00	1	2,791
42PLE-3LN	817	751	ZLSP950E42-3LN	2CCF212306A0001	446,00	1	2,933
44PLE-3LN	853	787	ZLSP950E44-3LN	2CCF212307A0001	476,00	1	3,065
46PLE-3LN	889	823	ZLSP950E46-3LN	2CCF212308A0001	511,00	1	3,197
48PLE-3LN	925	859	ZLSP950E48-3LN	2CCF212309A0001	537,00	1	3,328
50PLE-3LN	961	895	ZLSP950E50-3LN	2CCF212310A0001	562,00	1	3,471
52PLE-3LN	998	932	ZLSP950E52-3LN	2CCF212311A0001	610,00	1	3,603
54PLE-3LN	1034	968	ZLSP950E54-3LN	2CCF212312A0001	636,00	1	3,734
56PLE-3LN	1070	1004	ZLSP950E56-3LN	2CCF212313A0001	661,00	1	3,866
58PLE-3LN	1106	1040	ZLSP950E58-3LN	2CCF212314A0001	662,00	1	4,008
60PLE-3LN	1142	1076	ZLSP950E60-3LN	2CCF212315A0001	681,00	1	4,140
62PLE-3LN	1178	1112	ZLSP950E62-3LN	2CCF212316A0001	708,00	1	4,272
64PLE-3LN	1214	1148	ZLSP950E64-3LN	2CCF212317A0001	742,00	1	4,403
66PLE-3LN	1250	1184	ZLSP950E66-3LN	2CCF212318A0001	750,00	1	4,546
68PLE-3LN	1286	1220	ZLSP950E68-3LN	2CCF212319A0001	778,00	1	4,678
70PLE-3LN	1322	1256	ZLSP950E70-3LN	2CCF212320A0001	812,00	1	4,809
72PLE-3LN	1358	1292	ZLSP950E72-3LN	2CCF212321A0001	844,00	1	4,941
74PLE-3LN	1394	1328	ZLSP950E74-3LN	2CCF212322A0001	848,00	1	5,084
76PLE-3LN	1430	1364	ZLSP950E76-3LN	2CCF212323A0001	880,00	1	5,215
78PLE-3LN	1466	1400	ZLSP950E78-3LN	2CCF212324A0001	910,00	1	5,347
80PLE-3LN	1502	1436	ZLSP950E80-3LN	2CCF212325A0001	942,00	1	5,478
82PLE-3LN	1538	1472	ZLSP950E82-3LN	2CCF212326A0001	998,00	1	5,621
84PLE-3LN	1574	1508	ZLSP950E84-3LN	2CCF212327A0001	1.024,00	1	5,753
86PLE-3LN	1610	1544	ZLSP950E86-3LN	2CCF212328A0001	1.046,00	1	5,884
88PLE-3LN	1646	1580	ZLSP950E88-3LN	2CCF212329A0001	1.073,00	1	6,016
90PLE-3LN	1682	1616	ZLSP950E90-3LN	2CCF212330A0001	1.097,00	1	6,159
92PLE-3LN	1718	1652	ZLSP950E92-3LN	2CCF212331A0001	1.122,00	1	6,290
94PLE-3LN	1754	1688	ZLSP950E94-3LN	2CCF212332A0001	1.146,00	1	6,422
96PLE-3LN	1790	1724	ZLSP950E96-3LN	2CCF212333A0001	1.169,00	1	6,554
98PLE-3LN	1826	1760	ZLSP950E98-3LN	2CCF212334A0001	1.193,00	1	6,696
100PLE-3LN	1862	1796	ZLSP950E100-3LN	2CCF212335A0001	1.218,00	1	6,828
102PLE-3LN	1898	1832	ZLSP950E102-3LN	2CCF212336A0001	1.243,00	1	6,959
104PLE-3LN	1934	1868	ZLSP950E104-3LN	2CCF212337A0001	1.268,00	1	7,091
106PLE-3LN	1970	1904	ZLSP950E106-3LN	2CCF212338A0001	1.290,00	1	7,234
108PLE-3LN	2006	1940	ZLSP950E108-3LN	2CCF212339A0001	1.316,00	1	7,365
110PLE-3LN	2045	1979	ZLSP950E110-3LN	2CCF212340A0001	1.340,00	1	7,463

Stecksockelsystem Power Bar System 250 A


Starterpaket 3LN LA LB



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)



Starterpaket Power Bar System 250 A: L1, L2, L3 inkl. Sockelendstück

Lieferbare Lösungen	Länge inkl. Sockelendstück in mm	Schienenlänge in mm	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
30PLE-3LNLALB	601	535	ZLSP950E30-3LNLALB	2CCF212400A0001	331,00	1	2,480
32PLE-3LNLALB	637	571	ZLSP950E32-3LNLALB	2CCF212401A0001	390,00	1	2,611
34PLE-3LNLALB	673	607	ZLSP950E34-3LNLALB	2CCF212402A0001	396,00	1	2,754
36PLE-3LNLALB	709	643	ZLSP950E36-3LNLALB	2CCF212403A0001	429,00	1	2,885
38PLE-3LNLALB	745	679	ZLSP950E38-3LNLALB	2CCF212404A0001	461,00	1	3,017
40PLE-3LNLALB	781	715	ZLSP950E40-3LNLALB	2CCF212405A0001	501,00	1	3,149
42PLE-3LNLALB	817	751	ZLSP950E42-3LNLALB	2CCF212406A0001	512,00	1	3,291
44PLE-3LNLALB	853	787	ZLSP950E44-3LNLALB	2CCF212407A0001	542,00	1	3,423
46PLE-3LNLALB	889	823	ZLSP950E46-3LNLALB	2CCF212408A0001	579,00	1	3,555
48PLE-3LNLALB	925	859	ZLSP950E48-3LNLALB	2CCF212409A0001	608,00	1	3,686
50PLE-3LNLALB	961	895	ZLSP950E50-3LNLALB	2CCF212410A0001	636,00	1	3,829
52PLE-3LNLALB	998	932	ZLSP950E52-3LNLALB	2CCF212411A0001	685,00	1	3,961
54PLE-3LNLALB	1034	968	ZLSP950E54-3LNLALB	2CCF212412A0001	715,00	1	4,092
56PLE-3LNLALB	1070	1004	ZLSP950E56-3LNLALB	2CCF212413A0001	741,00	1	4,224
58PLE-3LNLALB	1106	1040	ZLSP950E58-3LNLALB	2CCF212414A0001	744,00	1	4,366
60PLE-3LNLALB	1142	1076	ZLSP950E60-3LNLALB	2CCF212415A0001	772,00	1	4,498
62PLE-3LNLALB	1178	1112	ZLSP950E62-3LNLALB	2CCF212416A0001	797,00	1	4,630
64PLE-3LNLALB	1214	1148	ZLSP950E64-3LNLALB	2CCF212417A0001	842,00	1	4,761
66PLE-3LNLALB	1250	1184	ZLSP950E66-3LNLALB	2CCF212418A0001	846,00	1	4,904
68PLE-3LNLALB	1286	1220	ZLSP950E68-3LNLALB	2CCF212419A0001	885,00	1	5,036
70PLE-3LNLALB	1322	1256	ZLSP950E70-3LNLALB	2CCF212420A0001	916,00	1	5,167
72PLE-3LNLALB	1358	1292	ZLSP950E72-3LNLALB	2CCF212421A0001	950,00	1	5,299
74PLE-3LNLALB	1394	1328	ZLSP950E74-3LNLALB	2CCF212422A0001	957,00	1	5,442
76PLE-3LNLALB	1430	1364	ZLSP950E76-3LNLALB	2CCF212423A0001	991,00	1	5,573
78PLE-3LNLALB	1466	1400	ZLSP950E78-3LNLALB	2CCF212424A0001	1.029,00	1	5,705
80PLE-3LNLALB	1502	1436	ZLSP950E80-3LNLALB	2CCF212425A0001	1.061,00	1	5,836
82PLE-3LNLALB	1538	1472	ZLSP950E82-3LNLALB	2CCF212426A0001	1.088,00	1	5,979
84PLE-3LNLALB	1574	1508	ZLSP950E84-3LNLALB	2CCF212427A0001	1.113,00	1	6,111
86PLE-3LNLALB	1610	1544	ZLSP950E86-3LNLALB	2CCF212428A0001	1.141,00	1	6,242
88PLE-3LNLALB	1646	1580	ZLSP950E88-3LNLALB	2CCF212429A0001	1.167,00	1	6,374
90PLE-3LNLALB	1682	1616	ZLSP950E90-3LNLALB	2CCF212430A0001	1.193,00	1	6,517
92PLE-3LNLALB	1718	1652	ZLSP950E92-3LNLALB	2CCF212431A0001	1.221,00	1	6,648
94PLE-3LNLALB	1754	1688	ZLSP950E94-3LNLALB	2CCF212432A0001	1.246,00	1	6,780
96PLE-3LNLALB	1790	1724	ZLSP950E96-3LNLALB	2CCF212433A0001	1.274,00	1	6,912
98PLE-3LNLALB	1826	1760	ZLSP950E98-3LNLALB	2CCF212434A0001	1.301,00	1	7,054
100PLE-3LNLALB	1862	1796	ZLSP950E100-3LNLALB	2CCF212435A0001	1.324,00	1	7,186
102PLE-3LNLALB	1898	1832	ZLSP950E102-3LNLALB	2CCF212436A0001	1.353,00	1	7,317
104PLE-3LNLALB	1934	1868	ZLSP950E104-3LNLALB	2CCF212437A0001	1.379,00	1	7,449
106PLE-3LNLALB	1970	1904	ZLSP950E106-3LNLALB	2CCF212438A0001	1.407,00	1	7,592
108PLE-3LNLALB	2006	1940	ZLSP950E108-3LNLALB	2CCF212439A0001	1.432,00	1	7,723
110PLE-3LNLALB	2045	1979	ZLSP950E110-3LNLALB	2CCF212440A0001	1.461,00	1	7,821

Stecksockelsystem Power Bar System 250 A

Direkteinspeisung für XT4



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Bestellangaben



Version links



Version rechts

11

Beschreibung	Platzein- heiten (1 PLE 18 mm)	Länge inkl. Endstücke mm	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
Direkteinspeisung 3L 32 PLE links	32	744	ZLSP960-3L-32-L	2CCG000155R0001	461,00	1	2,868
Direkteinspeisung 3LN 32 PLE links	32	744	ZLSP960-3LN-32-L	2CCG000156R0001	auf Anfrage	1	4,258
Direkteinspeisung 3L 32 PLE rechts	32	744	ZLSP960-3L-32-R	2CCG000157R0001	461,00	1	3,258
Direkteinspeisung 3LN 32 PLE rechts	32	744	ZLSP960-3LN-32-R	2CCG000158R0001	auf Anfrage	1	4,258
Direkteinspeisung 3L 40 PLE links	40	888	ZLSP960-3L-40-L	2CCG000159R0001	auf Anfrage	1	3,308
Direkteinspeisung 3LN 40 PLE links	40	888	ZLSP960-3LN-40-L	2CCG000160R0001	auf Anfrage	1	4,796
Direkteinspeisung 3L 40 PLE rechts	40	888	ZLSP960-3L-40-R	2CCG000161R0001	auf Anfrage	1	3,308
Direkteinspeisung 3LN 40 PLE rechts	40	888	ZLSP960-3LN-40-R	2CCG000162R0001	auf Anfrage	1	4,796
Direkteinspeisung 3L 48 PLE links	48	1032	ZLSP960-3L-48-L	2CCG000163R0001	auf Anfrage	1	3,747
Direkteinspeisung 3LN 48 PLE links	48	1032	ZLSP960-3LN-48-L	2CCG000164R0001	auf Anfrage	1	5,333
Direkteinspeisung 3L 48 PLE rechts	48	1032	ZLSP960-3L-48-R	2CCG000165R0001	auf Anfrage	1	3,747
Direkteinspeisung 3LN 48 PLE rechts	48	1032	ZLSP960-3LN-48-R	2CCG000166R0001	auf Anfrage	1	5,333
Direkteinspeisung 3L 56 PLE links	56	1177	ZLSP960-3L-56-L	2CCG000167R0001	auf Anfrage	1	4,187
Direkteinspeisung 3LN 56 PLE links	56	1177	ZLSP960-3LN-56-L	2CCG000168R0001	auf Anfrage	1	5,871
Direkteinspeisung 3L 56 PLE rechts	56	1177	ZLSP960-3L-56-R	2CCG000169R0001	auf Anfrage	1	4,187
Direkteinspeisung 3LN 56 PLE rechts	56	1177	ZLSP960-3LN-56-R	2CCG000170R0001	auf Anfrage	1	5,871
Direkteinspeisung 3L 64 PLE links	64	1321	ZLSP960-3L-64-L	2CCG000171R0001	auf Anfrage	1	4,627
Direkteinspeisung 3LN 64 PLE links	64	1321	ZLSP960-3LN-64-L	2CCG000172R0001	auf Anfrage	1	6,408
Direkteinspeisung 3L 64 PLE rechts	64	1321	ZLSP960-3L-64-R	2CCG000173R0001	789,00	1	4,627
Direkteinspeisung 3LN 64 PLE rechts	64	1321	ZLSP960-3LN-64-R	2CCG000174R0001	auf Anfrage	1	6,408
Direkteinspeisung 3L-66 links	66	1357	ZLSP960-3L-66-L	2CCG000175R0001	auf Anfrage	1	4,746
Direkteinspeisung 3LN-66 links	66	1357	ZLSP960-3LN-66-L	2CCG000176R0001	auf Anfrage	1	6,551
Direkteinspeisung 3L-66 rechts	66	1357	ZLSP960-3L-66-R	2CCG000177R0001	auf Anfrage	1	4,746
Direkteinspeisung 3LN-66 rechts	68	1357	ZLSP960-3LN-66-R	2CCG000178R0001	auf Anfrage	1	6,551
Direkteinspeisung 3L 68 PLE links	68	1393	ZLSP960-3L-68-L	2CCG000179R0001	auf Anfrage	1	4,853
Direkteinspeisung 3LN 68 PLE links	68	1393	ZLSP960-3LN-68-L	2CCG000180R0001	auf Anfrage	1	6,683
Direkteinspeisung 3L 68 PLE rechts	68	1393	ZLSP960-3L-68-R	2CCG000181R0001	auf Anfrage	1	4,853
Direkteinspeisung 3LN 68 PLE rechts	70	1393	ZLSP960-3LN-68-R	2CCG000182R0001	1.040,00	1	6,683
Direkteinspeisung 3L 70 PLE links	70	1429	ZLSP960-3L-70-L	2CCG000183R0001	846,00	1	4,960
Direkteinspeisung 3LN 70 PLE links	70	1429	ZLSP960-3LN-70-L	2CCG000184R0001	1.073,00	1	6,814
Direkteinspeisung 3L 70 PLE rechts	70	1429	ZLSP960-3L-70-R	2CCG000185R0001	846,00	1	4,960
Direkteinspeisung 3LN 70 PLE rechts	72	1429	ZLSP960-3LN-70-R	2CCG000186R0001	1.073,00	1	6,814
Direkteinspeisung 3L 72 PLE links	72	1465	ZLSP960-3L-72-L	2CCG000187R0001	873,00	1	5,067
Direkteinspeisung 3LN 72 PLE links	72	1465	ZLSP960-3LN-72-L	2CCG000188R0001	1.106,00	1	6,946
Direkteinspeisung 3L 72 PLE rechts	72	1465	ZLSP960-3L-72-R	2CCG000189R0001	873,00	1	5,067
Direkteinspeisung 3LN 72 PLE rechts	74	1465	ZLSP960-3LN-72-R	2CCG000190R0001	1.106,00	1	6,946
Direkteinspeisung 3L-74 links	74	1501	ZLSP960-3L-74-L	2CCG000191R0001	877,00	1	5,185
Direkteinspeisung 3LN-74 links	74	1501	ZLSP960-3LN-74-L	2CCG000192R0001	1.109,00	1	7,089
Direkteinspeisung 3L-74 rechts	74	1501	ZLSP960-3L-74-R	2CCG000193R0001	877,00	1	5,185
Direkteinspeisung 3LN-74 rechts	76	1501	ZLSP960-3LN-74-R	2CCG000194R0001	1.109,00	1	7,089
Direkteinspeisung 3L-76 links	76	1537	ZLSP960-3L-76-L	2CCG000195R0001	907,00	1	5,293
Direkteinspeisung 3LN-76 links	76	1537	ZLSP960-3LN-76-L	2CCG000196R0001	1.142,00	1	7,220
Direkteinspeisung 3L-76 rechts	76	1537	ZLSP960-3L-76-R	2CCG000197R0001	907,00	1	5,293
Direkteinspeisung 3LN-76 rechts	78	1537	ZLSP960-3LN-76-R	2CCG000198R0001	1.142,00	1	7,220
Direkteinspeisung 3L 78 PLE links	78	1573	ZLSP960-3L-78-L	2CCG000644R0001	auf Anfrage	1	5,400
Direkteinspeisung 3LN 78 PLE links	78	1573	ZLSP960-3LN-78-L	2CCG000200R0001	1.173,00	1	7,352
Direkteinspeisung 3L 78 PLE rechts	78	1573	ZLSP960-3L-78-R	2CCG000645R0001	auf Anfrage	1	5,400
Direkteinspeisung 3LN 78 PLE rechts	80	1573	ZLSP960-3LN-78-R	2CCG000202R0001	1.173,00	1	7,352
Direkteinspeisung 3L 80 PLE links	80	1609	ZLSP960-3L-80-L	2CCG000203R0001	960,00	1	5,507
Direkteinspeisung 3LN 80 PLE links	80	1609	ZLSP960-3LN-80-L	2CCG000204R0001	1.206,00	1	7,483
Direkteinspeisung 3L 80 PLE rechts	80	1609	ZLSP960-3L-80-R	2CCG000205R0001	960,00	1	5,507
Direkteinspeisung 3LN 80 PLE rechts	80	1609	ZLSP960-3LN-80-R	2CCG000206R0001	1.206,00	1	7,483

Stecksockelsystem Power Bar System 250 A

Stecksocket, Stromschienen, Endstück



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Stecksocket 250 A inkl. Ober- und Unterteil

	Beschreibung	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
					1 Stk. €		
	Stecksocket 6-teilig, Länge 108 mm	6	ZLSP906	2CCF212053A0001	18,20	10	0,113
	Stecksocket 8-teilig, Länge 144 mm	8	ZLSP908	2CCF212052A0001	19,80	10	0,147

Stromschienen für den Stecksocket 250 A und 40 A

	Beschreibung	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
					1 Stk. €		
	250 A Stromschiene, galvanisch veredelt 25 x 3 mm, für L1, L2, L3, N und PE – Lieferlänge 1979 mm	110	ZLSP1250	2CCF212100M0110	117,00	1	1,343
	40 A Stromschiene, galvanisch veredelt 5 x 2 mm, für L1, L2, L3, N und PE – Lieferlänge 1979 mm	110	ZLS202	2CCF002773R0001	33,10	1	0,179

Stecksocketendstück

	Beschreibung	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
					1 Stk. €		
	Endstück für Stecksocket (nicht für Zusatzsocket). Seitlicher Abschluss, mechanische Fixierung einer Stecksocketreihe	2	ZLSP920	2CCF212082A0001	27,90	Set mit links, rechts, Endstück	0,103
	Endstück für Zusatzsocket	2	ZLSP921	2CCF212085A0001	22,50	Set mit links, rechts, Endstück	0,054

Stecksockelsystem Power Bar System 250 A

Einspeiseblöcke, Einspeiseelemente



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Einspeiseblock mit Anschluss für Ringkabelschuh M8 250 A, max. 150 mm²

Dieser Einspeiseblock kann nur auf einen Stecksockel ZLSP908 montiert werden (nicht möglich mit ZLSP906, ZLS906, ZLS908)

Beschreibung	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
			1 Stk. €		
	Einspeiseblock 3L max.150mm ² mit Anschluss Ringkabelschuh M8 links 250 A	ZLSP934-3L-1	2CCG000036R0001	180,00	1 0,375
	Einspeiseblock 3L+N max.150mm ² mit Anschluss Ringkabelschuh M8 links 250 A	ZLSP934-3LN	2CCG000038R0001	236,00	1 0,475
	Einspeiseblock 3L max.150mm ² mit Anschluss Ringkabelschuh M8 rechts 250 A	ZLSP934-3L-R-1	2CCG000039R0001	180,00	1 0,375
	Einspeiseblock 3L+N max.150mm ² mit Anschluss Ringkabelschuh M8 rechts 250 A	ZLSP934-3LN-R	2CCG000041R0001	236,00	1 0,475
	Einspeiseblock Zusatzsockel N PE max. 150mm ² mit Anschluss Ringkabelschuh M8 links 250 A	ZLSP935-8NPE	2CCG000042R0001	117,00	1 0,240
	Einspeiseblock Zusatzsockel PE max. 150mm ² mit Anschluss Ringkabelschuh M8 links 250 A	ZLSP935-8PE	2CCG000043R0001	56,00	1 0,140
	Einspeiseblock Zusatzsockel N PE max. 150mm ² mit Anschluss Ringkabelschuh M8 rechts 250 A	ZLSP935-8NPE-R	2CCG000046R0001	117,00	1 0,240
	Einspeiseblock Zusatzsockel PE max. 150mm ² mit Anschluss Ringkabelschuh M8 rechts 250 A	ZLSP935-8PE-R	2CCG000047R0001	56,00	1 0,240
Ersatzhaube für Einspeiseblock 250 A					
Abdeckhaube für 250 A Einspeiseblock	ZLSP963	2CCG000051R0001	8,70	1	0,025
Verbindung N zu N (Steck- zu Zusatzsockel)					
Verbindung N-N 250 A Stecksockel zu Zusatzsockel	ZLSP963N-N	2CCG000050R0001	12,50	1	0,120
Abdeckhaube beim Durchschlaufen von 2 Kabel (beidseitiger Anschluss)					
Abdeckhaube (Pack à 4 Stk.)	ZLSP964	2CCG000207R0001	auf Anfrage	1	0,034

11

Einspeiseelemente für Einspeisung 250 A, 50 mm² bis 120 mm² Litze mit Aderendhülse, max. 1 Leiter, 10 mm²–25 mm² zwei Leiter Litze mit Aderendhülse

Beschreibung	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
				1 Stk. €		
	Einspeiseelement N	2	ZLSP250	2CCV672600R0001	51,00	1 0,112
	Einspeiseelement L1	2	ZLSP251	2CCV672601R0001	51,00	1 0,112
	Einspeiseelement L2	2	ZLSP252	2CCV672602R0001	51,00	1 0,112
	Einspeiseelement L3	2	ZLSP253	2CCV672603R0001	51,00	1 0,112
	Einspeiseelement N Zusatzsockel	2	ZLSP954	2CCV672608R0001	51,00	1 0,088
	Einspeiseelement N mit 2 Öffnungen Zusatzsockel	2	ZLSP954-1	2CCG000034R0001	auf Anfrage	1 0,100
	Einspeiseelement PE Zusatzsockel	2	ZLSP959	2CCV672609R0001	44,00	1 0,088

Stecksockelsystem Power Bar System 250 A

Zusatzsockel, Diverses Zubehör



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

Zusatzsockel 250 A

Der Zusatzsockel kann am Stecksockel einfach aufgesteckt werden und dient zur Aufnahme der außen liegenden N- und/oder PE-Stromschienen sowie

der Klemmen. Jeder Stecksockel ist mit 1 Zusatzsockel bestückbar.

Zusatzsockel für außenliegende N- und PE-Stromschienen 250 A

Beschreibung	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
				1 Stk. €		
 – Zusatzsockel 250A 8-teilig (passend zu Stecksockel 8-teilig)	8	ZLSP928	2CCF212060A0001	9,30	1	0,067
 – Zusatzsockel 250A 6-teilig (passend zu Stecksockel 6-teilig)	6	ZLSP926	2CCF212061A0001	10,10	1	0,053
 – DIN-Befestigung für Zusatzsockel 250A. Es ist alle 30 cm ein DIN- Clip notwendig.	–	ZLSP937	2CCA212012R0001	32,80	Set à 5	0,110

Stromschienen-Trennstück

Beschreibung	Platz- einheiten	Typ	Bestellnummer	Preis	VPE	Gewicht 1 Stk. kg
				1 Stk. €		
 dunkelgrau, zur Isolation und Distanzierung der Stromschienen- Unterbrechung an der Trennstelle, 18 mm	1	ZLS938	2CCA205611R0001	5,10	1	0,020

Stecksockelsystem Power Bar System 250 A

Stromschienen 40 A und 250 A



[weiterführende
Information](#)



[Technischer
Katalog](#)

40 A- und 250 A-Stromschiene/Auswahltabelle für Stecksockel

Stromschiene	Bestellnummer	EAN- Nummer 761 227	ZLSP 908	ZLSP 906	Platz- ein- heiten	Länge inkl. Sockel- endstück in mm	Schienen- länge in mm	VPE	Gewicht in Gramm	Strom- schiene	Bestellnummer	EAN- Nummer 761 227
250 A										40 A		
ZLSP1250E30	2CCF212100M0030	149 7423	3	1	30	601	535	1	366	ZLS203E30	2CCF800229R0001	001 7669
ZLSP1250E32	2CCF212100M0032	149 7447	4	–	32	637	571	1	391	ZLS203E32	2CCF800230R0001	001 7683
ZLSP1250E34	2CCF212100M0034	149 7461	2	3	34	673	607	1	415	ZLS203E34	2CCF800231R0001	001 7706
ZLSP1250E36	2CCF212100M0036	149 7485	3	2	36	709	643	1	439	ZLS203E36	2CCF800232R0001	001 7720
ZLSP1250E38	2CCF212100M0038	149 7508	4	1	38	745	679	1	464	ZLS203E38	2CCF800233R0001	001 7744
ZLSP1250E40	2CCF212100M0040	149 7522	5	–	40	781	715	1	488	ZLS203E40	2CCF800234R0001	001 7768
ZLSP1250E42	2CCF212100M0042	149 7546	3	3	42	817	751	1	513	ZLS203E42	2CCF800235R0001	001 7782
ZLSP1250E44	2CCF212100M0044	149 7560	4	2	44	853	787	1	537	ZLS203E44	2CCF800236R0001	001 7805
ZLSP1250E46	2CCF212100M0046	149 7584	5	1	46	889	823	1	561	ZLS203E46	2CCF800237R0001	001 7829
ZLSP1250E48	2CCF212100M0048	149 7607	6	–	48	925	859	1	586	ZLS203E48	2CCF800238R0001	001 7843
ZLSP1250E50	2CCF212100M0050	149 7621	4	3	50	961	895	1	610	ZLS203E50	2CCF800239R0001	001 7867
ZLSP1250E52	2CCF212100M0052	149 7645	5	2	52	998	932	1	635	ZLS203E52	2CCF800240R0001	001 7881
ZLSP1250E54	2CCF212100M0054	149 7669	6	1	54	1034	968	1	659	ZLS203E54	2CCF800241R0001	001 7904
ZLSP1250E56	2CCF212100M0056	149 7683	7	–	56	1070	1004	1	683	ZLS203E56	2CCF800242R0001	001 7928
ZLSP1250E58	2CCF212100M0058	149 7706	5	3	58	1106	1040	1	708	ZLS203E58	2CCF800243R0001	001 7942
ZLSP1250E60	2CCF212100M0060	149 7720	6	2	60	1142	1076	1	732	ZLS203E60	2CCF800244R0001	001 7973
ZLSP1250E62	2CCF212100M0062	149 7744	7	1	62	1178	1112	1	757	ZLS203E62	2CCF800245R0001	001 7997
ZLSP1250E64	2CCF212100M0064	149 7768	8	–	64	1214	1148	1	781	ZLS203E64	2CCF800246R0001	001 8017
ZLSP1250E66	2CCF212100M0066	149 7782	6	3	66	1250	1184	1	806	ZLS203E66	2CCF800247R0001	001 8031
ZLSP1250E68	2CCF212100M0068	149 7805	7	2	68	1286	1220	1	830	ZLS203E68	2CCF800248R0001	001 8055
ZLSP1250E70	2CCF212100M0070	149 7829	8	1	70	1322	1256	1	854	ZLS203E70	2CCF800249R0001	001 8079
ZLSP1250E72	2CCF212100M0072	149 7843	9	–	72	1358	1292	1	879	ZLS203E72	2CCF800250R0001	001 8093
ZLSP1250E74	2CCF212100M0074	149 7867	7	3	74	1394	1328	1	903	ZLS203E74	2CCF800251R0001	001 8116
ZLSP1250E76	2CCF212100M0076	149 7881	8	2	76	1430	1364	1	928	ZLS203E76	2CCF800252R0001	001 8130
ZLSP1250E78	2CCF212100M0078	149 7904	9	1	78	1466	1400	1	952	ZLS203E78	2CCF800253R0001	001 8154
ZLSP1250E80	2CCF212100M0080	149 7928	10	–	80	1502	1436	1	976	ZLS203E80	2CCF800254R0001	001 8185
ZLSP1250E82	2CCF212100M0082	149 7942	8	3	82	1538	1472	1	1001	ZLS203E82	2CCF800255R0001	001 8208
ZLSP1250E84	2CCF212100M0084	149 7966	9	2	84	1574	1508	1	1025	ZLS203E84	2CCF800256R0001	001 8222
ZLSP1250E86	2CCF212100M0086	149 7980	10	1	86	1610	1544	1	1050	ZLS203E86	2CCF800257R0001	001 8246
ZLSP1250E88	2CCF212100M0088	149 8000	11	–	88	1646	1580	1	1074	ZLS203E88	2CCF800258R0001	001 8260
ZLSP1250E90	2CCF212100M0090	149 8024	9	3	90	1682	1616	1	1098	ZLS203E90	2CCF800259R0001	001 8284
ZLSP1250E92	2CCF212100M0092	149 8048	10	2	92	1718	1652	1	1123	ZLS203E92	2CCF800260R0001	001 8307
ZLSP1250E94	2CCF212100M0094	149 8062	11	1	94	1754	1688	1	1147	ZLS203E94	2CCF800261R0001	001 8321
ZLSP1250E96	2CCF212100M0096	149 8086	12	–	96	1790	1724	1	1172	ZLS203E96	2CCF800262R0001	001 8345
ZLSP1250E98	2CCF212100M0098	149 8109	10	3	98	1826	1760	1	1196	ZLS203E98	2CCF800263R0001	001 8369
ZLSP1250E100	2CCF212100M0100	149 8123	11	2	100	1862	1796	1	1220	ZLS203E100	2CCF800264R0001	001 7195
ZLSP1250E102	2CCF212100M0102	149 8147	12	1	102	1898	1832	1	1245	ZLS203E102	2CCF800265R0001	001 7218
ZLSP1250E104	2CCF212100M0104	149 8161	13	–	104	1934	1868	1	1269	ZLS203E104	2CCF800266R0001	001 7232
ZLSP1250E106	2CCF212100M0106	149 8185	11	3	106	1970	1904	1	1294	ZLS203E106	2CCF800267R0001	001 7256
ZLSP1250E108	2CCF212100M0108	149 8208	12	2	108	2006	1940	1	1318	ZLS203E108	2CCF800268R0001	001 7270

Planning for the incorporation of feeder block and spare places should be taken into account.
The total lengths given above were calculated taking socket spacings and tolerances into account.
For this reason, the indicated busbar length is not necessarily a multiple of 18mm (1 Module).

Notizen