


SACE Tmax XT

- MC - Terminali anteriori multivavo per cavi in rame-alluminio - 6 x 14 AWG...1/0 AWG XT5 fisso
- MC - Multi-cable front terminals for copper-aluminum cables - 6 x 14 AWG...1/0 AWG XT5 fixed
- MC - Vorderseitige Anschlüsse für mehrere Kabel aus Kupfer-Aluminium - 6 x 14 AWG...1/0 AWG XT5 fest
- MC - Prises avant multicable pour cables en cuivre-aluminium - 6 x 14 AWG...1/0 AWG XT5 fixe
- MC - Terminales frontales multicable para cables de cobre-aluminio - 6 x 14 AWG...1/0 AWG XT5 fijo

XT5




Questi morsetti non sono utilizzabili per l'alimentazione con cavi in parallelo. Posso essere installati sull'interruttore lato carico per distribuire l'alimentazione a differenti carichi. L'uso di questi morsetti sull'interruttore lato alimentazione non è escluso. Chiedere ad ABB SACE.

These connectors are not intended for paralleling conductors. They can be intended like a load type connector to distribute the power to different loads connected to the Applicant's circuit breaker. The use of these connectors also at the line side of the Applicant's circuit breaker is not excluded. Ask to ABB SACE.


Diese Klemmen können nicht für die Stromversorgung mit parallelgeschalteten Kabeln benutzt werden. Sie können auf dem lastseitigen Leistungsschalter zur Verteilung der Stromversorgung auf unterschiedliche Lasten installiert werden. Die Benutzung dieser Klemmen auf dem netzseitigen Leistungsschalter ist nicht ausgeschlossen. Bitte bei ABB SACE nachfragen.

Ces bornes ne sont pas utilisables pour l'alimentation avec des câbles en parallèle. Elles peuvent être montées sur le disjoncteur côté charge pour distribuer l'alimentation à différentes charges. L'utilisation de ces bornes sur le disjoncteur côté alimentation n'est pas exclue. Demandez à ABB SACE.


Estos bornes no pueden ser utilizados para la alimentación con cables en paralelo. Pueden ser instalados en el interruptor, lado carga, para distribuir la alimentación a diferentes cargas. No se excluye el uso de estos bornes en el interruptor del lado alimentación. Solicitar información a ABB SACE.




A




B




C




D



E



F



3p

1

-

3

3

1

-

4p

-

1

4


4

-


1

Molded case circuit breaker (MCCB)						
Interrupting ratings	N	S	H	L	V	X
240 V(ac)	65	100	150	200	Not Allowed	Not Allowed
480 V(ac)	35	50	65	100		
600 V(ac)	18	25	35	65		
250 V(dc) 2 poles in series	35	50	70	100		
500 V(dc) 2 poles in series	25	35	50	70		
600 V(dc) 3 poles in series	16	25	35	50		


1




2




3




4



5



6



- Trattenere il cavo durante il serraggio del terminale morsetto
- Hold the cables when tightening the terminal lug
- Halten Sie die Kabel, wenn Sie die Klemmanschluss fest
- Tenez les câbles lorsque vous serrez la prise à borne
- Sostenga los cables al momento de apretar el terminal de borne

7

