Leistungsschalter und Lasttrennschalter

Die Clever Family **13/2**

Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 ..... **13/5**

Kompaktleistungsschalter Tmax XT **13/121**

Kompaktleistungsschalter Tmax T **13/297**

ABB Ability™-Produkte **13/349**

> Hauptinhaltsverzeichnis Seite NEU/1

Die Clever Family

Systeme von jedem Ort der Welt und zu jeder Zeit überwachen können. Was nach einem schönen Konzept für die Zukunft klingt, ist bereits heute Realität!

Zur Clever Family gehören die offenen Leistungsschalter der Emax 2 Reihe, die Kompaktleistungsschalter der Tmax XT Reihe, mit den Schaltern XT2, XT4, XT5 und XT7, sowie die digitale Nachrüsteinheit Ekip UP, mit der sich alte Leistungsschalter und Leistungsschalter anderer Hersteller in die Clever Family integrieren lassen.

Mit den Schutzauslösern Ekip Touch und Hi-Touch wird für alle Geräte innerhalb der Familie eine einheitliche Benutzeroberfläche gewährleistet.

Die Möglichkeiten der Kommunikation sind vielfältig und lassen sich für unterschiedliche Situationen variieren.

Zudem wird ein Funktionsupgrade über den ABB Ability Marketplace™ ermöglich, mit dem jeder Leistungsschalter exakt nach den Kundenanforderungen ausgestattet werden kann.

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/1

Funktionsupgrade über den ABB Ability Marketplace™

Digitale Upgrades können Benutzer über das Internet herunterladen und direkt am Auslöser aktivieren, ohne Ausbau des Leistungsschalters aus der Installationsstelle, ohne Versandzeit und ohne Installationskosten. Dieser Prozess ermöglicht die Auswahl zusätzlicher Funktionen, nachdem der Auslöser bereits vor Ort empfangen und installiert wurde. Nach dem Kauf kann jede Funktion einfach mit einem Smartphone oder Tablet über die EPiC Mobile-App und die eingebettete Bluetooth-Technologie oder mit einem Laptop mit der Ekip Connect 3 Software aktiviert werden. Ekip Touch/Hi-Touch ermöglichen dem Benutzer, durch die Auswahl von zahlreichen Schutz- und Messfunktionen, einen maßgeschneiderten Leistungsschalter zusammenzustellen.

Das Upgraden des Leistungsschalters umfasst folgende Angebote:

Pakete

Spannungsschutz

Frequenzschutz

Leistungsschutz

Erweiterter Spannungsschutz

ROCOF-Schutz

Adaptive Schutzfunktionen

Messpaket

Datenlogger

Netzwerkanalysator

Besuchen Sie auch im Internet:
https://new.marketplace.ability.abb/s/?language=en_US

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/1

13

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/1

Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2

Anwendungen bis 690 V AC 13/6
Anwendungen bis 1.150 V AC 13/10

Bestellnummern 13/14

Offene Leistungsschalter Emax 2 ..... 13/14
Festeinbau für Energieverteilung 13/14
Ausfahrbare Version zur Energieverteilung 13/38
Ausfahrbare Version zur Energieverteilung 13/39
Festeinbau für Generatoren 13/62
Ausfahrbare Version für Generatoren 13/70
Festeinbau für Anwendungen bis 690 V AC 13/78
Ausfahrbare Version Anwendungen bis 690 V AC 13/82
Festeinbau für Anwendungen bis 900 V AC 13/86
Ausfahrbare Version Anwendungen bis 900 V AC 13/90

Ausfahrbare Version Emax 2 ..... 13/94

Unterteile Emax 2 ..... 13/96

Zubehör Emax 2 ..... 13/97
Elektrisches Zubehör 13/97
Mechanisches Zubehör 13/99
Mechanische Verriegelung 13/104
Ekip Module 13/105
Anschlüsse 13/112

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/1

Offene Leistungsschalter Emax 2

Anwendungen bis 690 V AC

Gemeinsame Daten		
Bemessungs-Betriebsspannung U_e	[V]	690
Bemessungs-Isolationsspannung U_i	[V]	1.000
Bemessungs-Steh-Stoßspannung U_{imp}	[kV]	12
Frequenz	[Hz]	50 - 60
Polzahl		3 - 4
Ausführung		Festeinbau - Ausfahrbar
Trennereigenschaften		IEC 60947-2

Emax 2			**E1.2**		
Leistungsniveaus			**B**	**C**	**N**
Bemessungs-Dauerstrom I_u @ 40 °C		[A]	630	630	250
		[A]	800	800	630
		[A]	1.000	1.000	800
		[A]	1.250	1.250	1.000
		[A]	1.600	1.600	1.250
		[A]			1.600
		[A]			
Strombelastbarkeit des neutralen Pols für 4-polige Leistungsschalter		[% I_u]	100	100	100
Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen I_{cu}	400 - 415 V	[kA]	42	50	66
	440 V	[kA]	42	50	66
	500 - 525 V	[kA]	42	42	50
	690 V	[kA]	42	42	50
Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen I_{cs}		[% I_{cu}]	100	100	100[1)]
Bemessung-Steh-Kurzzeitstrom I_{cw}	(1 s)	[kA]	42	42	50
	(3 s)	[kA]	24	24	36
Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen (Scheitelwert) I_{cm}	400 - 415 V	[kA]	88	105	145
	440 V	[kA]	88	105	145
	500 - 525 V	[kA]	88	88	105
	690 V	[kA]	88	88	105
Gebrauchskategorie (gemäß IEC 60947-2)			B	B	B
Ausschaltung	Unterbrechungszeit für $I < I_{cw}$	[ms]	40	40	40
	Unterbrechungszeit für $I > I_{cw}$	[ms]	25	25	25
Abmessungen	H - Festeinbau/Ausfahrbar	[mm]	296/363,5	296/363,5	296/363,5
	T - Festeinbau/Ausfahrbar	[mm]	183/271	183/271	183/271
	B - Festeinbau 3p/4p/4p FS	[mm]	210/280		
	B - Ausfahrbar 3p/4p/4p FS	[mm]	278/348		

1) I_{cs}: 50 kA für Spannungen von 400 V...440 V

13

Emax 2			E1.2		
Mechanische und elektrische Lebensdauer bei regelmäßiger laufender Wartung gemäß der Herstellerangaben		[I_u]	≤ 1.000	1.250	1.600
		[Schaltspiele x 1.000]	20	20	20
	Frequenz	[Schaltspiele/h]	60	60	60
Elektrische Lebensdauer	440 V	[Schaltspiele x 1.000]	8	8	8
	690 V	[Schaltspiele x 1.000]	8	6,5	6,5
	Frequenz	[Schaltspiele/h]	30	30	30

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Anwendungen bis 690 V AC

E2.2				**E4.2**				**E6.2**		
B	**N**	**S**	**H**	**N**	**S**	**H**	**V**	**H**	**V**	**X**
1.600	800	250	800	3.200	3.200	3.200	2.000	4.000	4.000	4.000
2.000	1.000	800	1.000	4.000	4.000	4.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	1.250	1.000	1.250				3.200	6.300	6.300	6.300
	1.600	1.250	1.600				4.000			
	2.000	1.600	2.000							
	2.500	2.000	2.500							
		2.500								
100	100	100	100	100	100	100	100	50-100	50-100	50-100
42	66	85	100	66	85	100	150	100	150	200
42	66	85	100	66	85	100	150	100	150	200
42	66	66	85	66	66	85	100	100	130	130
42	66	66	85	66	66	85	100	100	100	120
100	100	100	100	100	100	100	85	100	100	100
42	66	66	85	66	66	85	100	100	100	120
42	50	50	66	36	50	66	75	100	100	100
88	145	187	220	145	187	220	330	220	330	440
88	145	187	220	145	187	220	330	220	330	440
88	145	145	187	145	145	187	220	220	286	286
88	145	145	187	145	145	187	220	220	220	264
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
371/425	371/425	371/425	371/425	371/425	371/425	371/425	371/425	371/425	371/425	371/425
270/383	270/383	270/383	270/383	270/383	270/383	270/383	270/383	270/383	270/383	270/383
276/366				384/510				762/888/1.014		
317/407				425/551				803/929/1.069		

E2.2				E4.2				E6.2		
< 1.600	1.600	2.000	2.500	< 2.500	2.500	3.200	4.000	4.000	5.000	6.300
25	25	25	20	20	20	20	15	12	12	12
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
15	12	10	8	10	8	7	5	4	3	2
15	10	8	7	10	8	7	4	4	2	2
30	30	30	30	20	20	20	20	10	10	10

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Lasttrennschalter Emax 2

Anwendungen bis 690 V AC

Lasttrennschalter, die sich durch die Abkürzung „/MS“ kennzeichnen, sind Schaltgeräte, die den Vorschriften nach der Norm IEC 60947-3 entsprechen. Die Lasttrennschalter leiten sich von den entsprechenden Leistungsschaltern ab und haben die gleichen Abmessungen und Optionen hinsichtlich des Zubehörs. Die Ausführung unterscheidet sich vom Leistungsschalter lediglich dadurch, dass sie keine Schutzauslöser haben.

Gemeinsame Daten		
Bemessungs-Betriebsspannung U_e	[V]	690
Bemessungs-Isolationsspannung U_i	[V]	1.000
Bemessungs-Steh-Stoßspannung U_{imp}	[kV]	12
Frequenz	[Hz]	50 - 60
Polzahl		3 - 4
Ausführung		Festeinbau - Ausfahrbar
Trennereigenschaften		IEC 60947-3

Emax 2			**E1.2**	
Leistungsniveaus			**B/MS**	**N/MS**
Bemessungs-Dauerstrom I_u @ 40 °C		[A]	630	250
		[A]	800	630
		[A]	1.000	800
		[A]	1.250	1.000
		[A]	1.600	1.250
		[A]		1.600
Strombelastbarkeit des neutralen Pols für 4-polige Leistungsschalter		[%I_u]	100	100
Bemessungs-Kurzzeitstrom I_{cw}	(1 s)	[kA]	42	50
	(3 s)	[kA]	24	36
Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen (Spitzenwert) I_{cm}	400 - 415 V	[kA]	88	105
	440 V	[kA]	88	105
	500 - 525 V	[kA]	88	105
	690 V	[kA]	88	105
Gebrauchskategorie (gemäß IEC 60947-3)			AC-23A	AC-23A
Abmessungen	H - Festeinbau/Ausfahrbar	[mm]	296 / 363,5	296 / 363,5
	T - Festeinbau/Ausfahrbar	[mm]	183 / 271	183 / 271
	B - Festeinbau 3p/4p/4p FS	[mm]	210 / 280	
	B - Ausfahrbar 3p/4p/4p FS	[mm]	278 / 348	

Emax 2			E1.2		
Mechanische und elektrische Lebensdauer bei regelmäßiger laufender Wartung gemäß der Herstellerangaben		[I_u]	< 1.000	1.000	1.600
		[Schaltspiele x 1.000]	20	20	20
	Frequenz	[Schaltspiele/h]	60	60	60
Elektrische Lebensdauer	440 V	[Schaltspiele x 1.000]	8	8	8
	690 V	[Schaltspiele x 1.000]	8	6,5	6,5
	Frequenz	[Schaltspiele/h]	30	30	30

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Lasttrennschalter Emax 2

Anwendungen bis 690 V AC

Wenn die Lasttrennschalter sich in der Ausgelöst-Position befinden, gewährleistet das eine Isolierstrecke zwischen den Hauptkontakten des Schalters, die ausreichend dimensioniert sind, sodass die Anlage nicht spannungsführend ist. Mit einem externen Schutzrelais und bei 500 ms maximaler Verzögerung entspricht das Ausschaltvermögen I_{cu} dem Wert von I_{cw} (1 s).

E2.2			**E4.2**			**E6.2**	
B/MS	**N/MS**	**H/MS**	**N/MS**	**H/MS**	**V/MS**	**H/MS**	**X/MS**
1.600	800	800	3.200	3.200	2.000	4.000	4.000
2.000	1.000	1.000	4.000	4.000	2.500	5.000	5.000
	1.250	1.250			3.200	6.300	6.300
	1.600	1.600			4.000		
	2.000	2.000					
	2.500	2.500					
100	100	100	100	100	100	50-100	50-100
42	66	85	66	85	100	100	120
42	50	66	36	66	75	100	100
88	145	187	145	187	220	220	264
88	145	187	145	187	220	220	264
88	145	187	145	187	220	220	264
88	145	187	145	187	220	220	264
AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A
371 / 425	371 / 425	371 / 425	371 / 425	371 / 425	371 / 425	371 / 425	371 / 425
270 / 383	270 / 383	270 / 383	270 / 383	270 / 383	270 / 383	270 / 383	270 / 383
276 / 366			384 / 510			762 / 888 / 1.014	
317 / 407			425 / 551			803 / 929 / 1.069	

E2.2				E4.2				E6.2		
< 1.600	1.600	2.000	2.500	< 2.500	2.500	3.200	4.000	4.000	5.000	6.300
25	25	25	20	20	20	20	15	12	12	12
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
15	12	10	8	10	8	7	5	4	3	2
15	10	8	7	10	8	7	4	4	2	2
30	30	30	30	20	20	20	20	10	10	10

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Anwendungen bis 1.150 V AC

Die Emax 2 Leistungsschalter Baureihen beinhalten auch Lösungen für elektrische Anwendungen mit Spannungen bis zu 1.150 V, diese Baureihe hat die gleichen Abmessungen und Zubehörmöglichkeiten wie die Standardbaureihe der Emax 2 Familie von 690 V AC und wird durch die Kurzbezeichnung „/E“ identifiziert.
Mit einem externen Schutzrelais und bei 500 ms maximaler Verzögerung entspricht das Ausschaltvermögen I_{cu} dem Wert von I_{cw} (1 s).

Gemeinsame Daten		
Bemessungs-Betriebsspannung U_e	[V]	1.150
Bemessungs-Isolationsspannung U_i	[V]	1.250
Bemessungs-Steh-Stoßspannung U_{imp}	[kV]	12
Frequenz	[Hz]	50 - 60
Polzahl		3 - 4
Ausführung		Festeinbau - Ausfahrbar
Trennereigenschaften		IEC 60947-2

Emax 2			**E1.2**
Leistungsniveaus			**N/E**
Bemessungs-Dauerstrom I_u @ 40 °C		[A]	630
		[A]	800
		[A]	1.000
		[A]	1.250
		[A]	1.600
		[A]	
Strombelastbarkeit des neutralen Pols für 4-polige Leistungsschalter		[%I_u]	100
Bemessungs-Grenz-Kurzschluss-ausschaltvermögen I_{cu}	1.000 V	[kA]	30
	1.150 V	[kA]	25
Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen I_{cs}		[%I_{cu}]	100
Bemessungs-Kurzzeitstrom I_{cw}	(1 s)	[kA]	25
	(3 s)	[kA]	25
Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen (Scheitelwert) I_{cm}	1.000 V	[kA]	63
	1.150 V	[kA]	58
Gebrauchskategorie (gemäß IEC 60947-3)			B

Emax 2			E1.2		
Mechanische und elektrische Lebensdauer bei regelmäßiger laufender Wartung gemäß der Herstellerangaben		[I_u]	< 1.000	1.000	1.600
		[Schaltspiele x 1.000]	20	20	20
	Frequenz	[Schaltspiele/h]	60	60	60
Elektrische Lebensdauer	1.150 V	[Schaltspiele x 1.000]	1	1	1
	Frequenz	[Schaltspiele/h]	30	30	30

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Anwendungen bis 1.150 V AC

E2.2	**E4.2**	**E6.2**
H/E	**H/E**	**X/E**
800	3.200	4.000
1.000	4.000	5.000
1.250		6.300
1.600		
2.000		
2.500		
100	100	50 - 100
30	50	65
30	30	65
100	100	100
30	50	65
30	30	65
63	105	143
58	115	150
B	B	B

E2.2			E4.2			E6.2		
< 2.000	2.000	2.500	< 3.200	3.200	4.000	4.000	5.000	6.300
25	25	20	20	20	15	12	12	12
60	60	60	60	60	60	60	60	60
2	2	2	1	1	1	1	1	1
30	30	30	20	20	20	10	10	10

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Lasttrennschalter Emax 2

Anwendungen bis 1.150 V AC

Die Lasttrennschalter für Anwendungen bei 1.150 V, die durch die Kurzbezeichnungen „/E“ und „/MS“ benannt werden, beinhalten die gleichen Abmessungen und Zubehörmöglichkeiten wie die Standardbaureihe der Emax 2 Familie von 690 V AC.
Die MS-Lasttrennschalter sind nicht mit den Schutzauslösern Ekip ausgestattet. Mit einem externen Schutzrelais und bei 500 ms maximaler Verzögerung entspricht das Ausschaltvermögen I_{cu} dem Wert von I_{cw} (1 s).

Gemeinsame Daten		
Bemessungs-Betriebsspannung U_e	[V]	1.150
Bemessungs-Isolationsspannung U_i	[V]	1.250
Bemessungs-Steh-Stoßspannung U_{imp}	[kV]	12
Frequenz	[Hz]	50 - 60
Polzahl		3 - 4
Ausführung		Festeinbau - Ausfahrbar
Trennereigenschaften		IEC 60947-3

Emax 2			**E1.2**
Leistungsniveaus			**N/E MS**
Bemessungs-Dauerstrom I_u @ 40 °C		[A]	630
		[A]	800
		[A]	1.000
		[A]	1.250
		[A]	1.600
		[A]	
Strombelastbarkeit des neutralen Pols für 4-polige Leistungsschalter		[%I_u]	100
Bemessungs-Kurzzeitstrom I_{cw}	(1 s)	[kA]	25
	(3 s)	[kA]	25
Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen (Spitzenwert) I_{cm}	1.000 V	[kA]	58
	1.150 V	[kA]	58

Emax 2			**E1.2**		
Mechanische und elektrische Lebensdauer bei regelmäßiger laufender Wartung gemäß der Herstellerangaben		[I_u]	< 1.000	1.000	1.600
		[Schaltspiele x 1.000]	20	20	20
	Frequenz	[Schaltspiele/h]	60	60	60
Elektrische Lebensdauer	1.150 V	[Schaltspiele x 1.000]	1	1	1
	Frequenz	[Schaltspiele/h]	30	30	30

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Lasttrennschalter Emax 2

Anwendungen bis 1.150 V AC

E2.2	E4.2	E6.2
H/E MS	**H/E MS**	**X/E MS**
800	3.200	4.000
1.000	4.000	5.000
1.250		6.300
1.600		
2.000		
2.500		
100	100	50 - 100
30	50	65
30	30	65
58	115	150
53	105	143

E2.2			E4.2			E6.2		
< 2.000	2.000	2.500	< 3.200	3.200	4.000	4.000	5.000	6.300
25	25	20	20	20	15	12	12	12
60	60	60	60	60	60	60	60	60
2	2	2	1	1	1	1	1	1
30	30	30	20	20	20	10	10	10

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E1.2B - Vorderseitige Anschlüsse (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2B	630	42	42	E1.2B 630 Ekip Dip LI	1SDA070701R1	3.952,00	14,000	1
				E1.2B 630 Ekip Dip LSI	1SDA070702R1	4.166,00	14,000	1
				E1.2B 630 Ekip Dip LSIG	1SDA070703R1	4.381,00	14,000	1
				E1.2B 630 Ekip Touch LI	1SDA070704R1	4.561,00	14,000	1
				E1.2B 630 Ekip Touch LSI	1SDA070705R1	4.771,00	14,000	1
				E1.2B 630 Ekip Touch LSIG	1SDA070706R1	5.425,00	14,000	1
				E1.2B 630 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070708R1	8.237,00	14,000	1
				E1.2B 630 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070709R1	9.094,00	14,000	1
	800	42	42	E1.2B 800 Ekip Dip LI	1SDA070741R1	4.279,00	14,000	1
				E1.2B 800 Ekip Dip LSI	1SDA070742R1	4.490,00	14,000	1
				E1.2B 800 Ekip Dip LSIG	1SDA070743R1	4.707,00	14,000	1
				E1.2B 800 Ekip Touch LI	1SDA070744R1	4.881,00	14,000	1
				E1.2B 800 Ekip Touch LSI	1SDA070745R1	5.095,00	14,000	1
				E1.2B 800 Ekip Touch LSIG	1SDA070746R1	5.746,00	14,000	1
				E1.2B 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070748R1	8.557,00	14,000	1
				E1.2B 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070749R1	9.413,00	14,000	1
	1.000	42	42	E1.2B 1000 Ekip Dip LI	1SDA070781R1	4.586,00	14,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Dip LSI	1SDA070782R1	4.805,00	14,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA070783R1	5.017,00	14,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Touch LI	1SDA070784R1	5.196,00	14,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Touch LSI	1SDA070785R1	5.408,00	14,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA070786R1	6.059,00	14,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070788R1	8.872,00	14,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070789R1	9.730,00	14,000	1
	1.250	42	42	E1.2B 1250 Ekip Dip LI	1SDA070821R1	5.443,00	14,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Dip LSI	1SDA070822R1	5.662,00	14,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA070823R1	5.875,00	14,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Touch LI	1SDA070824R1	6.052,00	14,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Touch LSI	1SDA070825R1	6.266,00	14,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA070826R1	6.916,00	14,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070828R1	9.729,00	14,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070829R1	10.585,00	14,000	1
	1.600	42	42	E1.2B 1600 Ekip Dip LI	1SDA070861R1	8.684,00	14,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Dip LSI	1SDA070862R1	8.897,00	14,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA070863R1	9.112,00	14,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Touch LI	1SDA070864R1	9.289,00	14,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Touch LSI	1SDA070865R1	9.506,00	14,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA070866R1	10.156,00	14,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070868R1	12.967,00	14,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070869R1	13.824,00	14,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E1.2B - Vorderseitige Anschlüsse (F) - 4-polig

Bau-größe	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2B	630	42	42	E1.2B 630 Ekip Dip LI	1SDA071331R1	5.136,00	16,000	1
				E1.2B 630 Ekip Dip LSI	1SDA071332R1	5.352,00	16,000	1
				E1.2B 630 Ekip Dip LSIG	1SDA071333R1	5.567,00	16,000	1
				E1.2B 630 Ekip Touch LI	1SDA071334R1	5.743,00	16,000	1
				E1.2B 630 Ekip Touch LSI	1SDA071335R1	5.955,00	16,000	1
				E1.2B 630 Ekip Touch LSIG	1SDA071336R1	6.606,00	16,000	1
				E1.2B 630 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071338R1	9.419,00	16,000	1
				E1.2B 630 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071339R1	10.279,00	16,000	1
	800	42	42	E1.2B 800 Ekip Dip LI	1SDA071371R1	5.557,00	16,000	1
				E1.2B 800 Ekip Dip LSI	1SDA071372R1	5.770,00	16,000	1
				E1.2B 800 Ekip Dip LSIG	1SDA071373R1	5.988,00	16,000	1
				E1.2B 800 Ekip Touch LI	1SDA071374R1	6.166,00	16,000	1
				E1.2B 800 Ekip Touch LSI	1SDA071375R1	6.378,00	16,000	1
				E1.2B 800 Ekip Touch LSIG	1SDA071376R1	7.028,00	16,000	1
				E1.2B 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071378R1	9.841,00	16,000	1
				E1.2B 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071379R1	10.700,00	16,000	1
	1.000	42	42	E1.2B 1000 Ekip Dip LI	1SDA071411R1	5.963,00	16,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Dip LSI	1SDA071412R1	6.178,00	16,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA071413R1	6.395,00	16,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Touch LI	1SDA071414R1	6.571,00	16,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Touch LSI	1SDA071415R1	6.784,00	16,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA071416R1	7.438,00	16,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071418R1	10.249,00	16,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071419R1	11.107,00	16,000	1
	1.250	42	42	E1.2B 1250 Ekip Dip LI	1SDA071451R1	7.078,00	16,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Dip LSI	1SDA071452R1	7.294,00	16,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA071453R1	7.506,00	16,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Touch LI	1SDA071454R1	7.685,00	16,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Touch LSI	1SDA071455R1	7.897,00	16,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA071456R1	8.549,00	16,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071458R1	11.361,00	16,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071459R1	12.217,00	16,000	1
	1.600	42	42	E1.2B 1600 Ekip Dip LI	1SDA071491R1	11.290,00	16,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Dip LSI	1SDA071492R1	11.501,00	16,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA071493R1	11.720,00	16,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Touch LI	1SDA071494R1	11.894,00	16,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Touch LSI	1SDA071495R1	12.110,00	16,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA071496R1	12.761,00	16,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071498R1	15.574,00	16,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071499R1	16.429,00	16,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E1.2C - Vorderseitige Anschlüsse (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2C	630	50	42	E1.2C 630 Ekip Dip LI	1SDA070711R1	4.070,00	14,000	1
				E1.2C 630 Ekip Dip LSI	1SDA070712R1	4.284,00	14,000	1
				E1.2C 630 Ekip Dip LSIG	1SDA070713R1	4.493,00	14,000	1
				E1.2C 630 Ekip Touch LI	1SDA070714R1	4.670,00	14,000	1
				E1.2C 630 Ekip Touch LSI	1SDA070715R1	4.881,00	14,000	1
				E1.2C 630 Ekip Touch LSIG	1SDA070716R1	5.524,00	14,000	1
				E1.2C 630 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070718R1	8.311,00	14,000	1
				E1.2C 630 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070719R1	9.158,00	14,000	1
	800	50	42	E1.2C 800 Ekip Dip LI	1SDA070751R1	4.400,00	14,000	1
				E1.2C 800 Ekip Dip LSI	1SDA070752R1	4.617,00	14,000	1
				E1.2C 800 Ekip Dip LSIG	1SDA070753R1	4.828,00	14,000	1
				E1.2C 800 Ekip Touch LI	1SDA070754R1	5.002,00	14,000	1
				E1.2C 800 Ekip Touch LSI	1SDA070755R1	5.214,00	14,000	1
				E1.2C 800 Ekip Touch LSIG	1SDA070756R1	5.858,00	14,000	1
				E1.2C 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070758R1	8.643,00	14,000	1
				E1.2C 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070759R1	9.490,00	14,000	1
	1.000	50	42	E1.2C 1000 Ekip Dip LI	1SDA070791R1	4.721,00	14,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Dip LSI	1SDA070792R1	4.934,00	14,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA070793R1	5.149,00	14,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Touch LI	1SDA070794R1	5.323,00	14,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Touch LSI	1SDA070795R1	5.538,00	14,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA070796R1	6.181,00	14,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070798R1	8.964,00	14,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070799R1	9.813,00	14,000	1
	1.250	50	42	E1.2C 1250 Ekip Dip LI	1SDA070831R1	5.548,00	14,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Dip LSI	1SDA070832R1	5.759,00	14,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA070833R1	5.971,00	14,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Touch LI	1SDA070834R1	6.145,00	14,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Touch LSI	1SDA070835R1	6.352,00	14,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA070836R1	6.992,00	14,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070838R1	9.747,00	14,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070839R1	10.586,00	14,000	1
	1.600	50	42	E1.2C 1600 Ekip Dip LI	1SDA070871R1	8.851,00	14,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Dip LSI	1SDA070872R1	9.060,00	14,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA070873R1	9.269,00	14,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Touch LI	1SDA070874R1	9.446,00	14,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Touch LSI	1SDA070875R1	9.653,00	14,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA070876R1	10.292,00	14,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070878R1	13.049,00	14,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070879R1	13.886,00	14,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E1.2C - Vorderseitige Anschlüsse (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2C	630	50	42	E1.2C 630 Ekip Dip LI	1SDA071341R1	5.291,00	16,000	1
				E1.2C 630 Ekip Dip LSI	1SDA071342R1	5.501,00	16,000	1
				E1.2C 630 Ekip Dip LSIG	1SDA071343R1	5.717,00	16,000	1
				E1.2C 630 Ekip Touch LI	1SDA071344R1	5.889,00	16,000	1
				E1.2C 630 Ekip Touch LSI	1SDA071345R1	6.102,00	16,000	1
				E1.2C 630 Ekip Touch LSIG	1SDA071346R1	6.747,00	16,000	1
				E1.2C 630 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071348R1	9.531,00	16,000	1
				E1.2C 630 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071349R1	10.378,00	16,000	1
	800	50	42	E1.2C 800 Ekip Dip LI	1SDA071381R1	5.724,00	16,000	1
				E1.2C 800 Ekip Dip LSI	1SDA071382R1	5.935,00	16,000	1
				E1.2C 800 Ekip Dip LSIG	1SDA071383R1	6.147,00	16,000	1
				E1.2C 800 Ekip Touch LI	1SDA071384R1	6.319,00	16,000	1
				E1.2C 800 Ekip Touch LSI	1SDA071385R1	6.535,00	16,000	1
				E1.2C 800 Ekip Touch LSIG	1SDA071386R1	7.175,00	16,000	1
				E1.2C 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071388R1	9.964,00	16,000	1
				E1.2C 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071389R1	10.813,00	16,000	1
	1.000	50	42	E1.2C 1000 Ekip Dip LI	1SDA071421R1	6.140,00	16,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Dip LSI	1SDA071422R1	6.351,00	16,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA071423R1	6.566,00	16,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Touch LI	1SDA071424R1	6.740,00	16,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Touch LSI	1SDA071425R1	6.954,00	16,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA071426R1	7.597,00	16,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071428R1	10.383,00	16,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071429R1	11.232,00	16,000	1
	1.250	50	42	E1.2C 1250 Ekip Dip LI	1SDA071461R1	7.213,00	16,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Dip LSI	1SDA071462R1	7.423,00	16,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA071463R1	7.633,00	16,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Touch LI	1SDA071464R1	7.809,00	16,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Touch LSI	1SDA071465R1	8.017,00	16,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA071466R1	8.655,00	16,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071468R1	11.413,00	16,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071469R1	12.251,00	16,000	1
	1.600	50	42	E1.2C 1600 Ekip Dip LI	1SDA071501R1	11.505,00	16,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Dip LSI	1SDA071502R1	11.719,00	16,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA071503R1	11.925,00	16,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Touch LI	1SDA071504R1	12.098,00	16,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Touch LSI	1SDA071505R1	12.310,00	16,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA071506R1	12.947,00	16,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071508R1	15.704,00	16,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071509R1	16.545,00	16,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E1.2N - Vorderseitige Anschlüsse (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2N	250	50	50	E1.2N 250 Ekip Dip LI	1SDA070691R1	4.484,00	14,000	1
				E1.2N 250 Ekip Dip LSI	1SDA070692R1	4.609,00	14,000	1
				E1.2N 250 Ekip Dip LSIG	1SDA070693R1	5.545,00	14,000	1
				E1.2N 250 Ekip Touch LI	1SDA070694R1	4.788,00	14,000	1
				E1.2N 250 Ekip Touch LSI	1SDA070695R1	4.909,00	14,000	1
				E1.2N 250 Ekip Touch LSIG	1SDA070696R1	6.074,00	14,000	1
				E1.2N 250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070698R1	9.015,00	14,000	1
				E1.2N 250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070699R1	9.957,00	14,000	1
	630	50	50	E1.2N 630 Ekip Dip LI	1SDA070721R1	4.718,00	14,000	1
				E1.2N 630 Ekip Dip LSI	1SDA070722R1	4.842,00	14,000	1
				E1.2N 630 Ekip Dip LSIG	1SDA070723R1	5.828,00	14,000	1
				E1.2N 630 Ekip Touch LI	1SDA070724R1	5.033,00	14,000	1
				E1.2N 630 Ekip Touch LSI	1SDA070725R1	5.160,00	14,000	1
				E1.2N 630 Ekip Touch LSIG	1SDA070726R1	6.385,00	14,000	1
				E1.2N 630 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070728R1	9.480,00	14,000	1
				E1.2N 630 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070729R1	10.466,00	14,000	1
	800	50	50	E1.2N 800 Ekip Dip LI	1SDA070761R1	4.718,00	14,000	1
				E1.2N 800 Ekip Dip LSI	1SDA070762R1	4.842,00	14,000	1
				E1.2N 800 Ekip Dip LSIG	1SDA070763R1	5.828,00	14,000	1
				E1.2N 800 Ekip Touch LI	1SDA070764R1	5.033,00	14,000	1
				E1.2N 800 Ekip Touch LSI	1SDA070765R1	5.396,00	14,000	1
				E1.2N 800 Ekip Touch LSIG	1SDA070766R1	6.385,00	14,000	1
				E1.2N 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070768R1	9.480,00	14,000	1
				E1.2N 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070769R1	10.466,00	14,000	1
	1.000	50	50	E1.2N 1000 Ekip Dip LI	1SDA070801R1	5.176,00	14,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Dip LSI	1SDA070802R1	5.318,00	14,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA070803R1	6.398,00	14,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Touch LI	1SDA070804R1	5.525,00	14,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Touch LSI	1SDA070805R1	5.668,00	14,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA070806R1	7.009,00	14,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070808R1	10.407,00	14,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070809R1	11.485,00	14,000	1
	1.250	50	50	E1.2N 1250 Ekip Dip LI	1SDA070841R1	5.849,00	14,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Dip LSI	1SDA070842R1	5.988,00	14,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA070843R1	7.068,00	14,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Touch LI	1SDA070844R1	6.195,00	14,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Touch LSI	1SDA070845R1	6.576,00	14,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA070846R1	7.679,00	14,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070848R1	11.073,00	14,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070849R1	12.155,00	14,000	1
	1.600	66	50	E1.2N 1600 Ekip Dip LI	1SDA070881R1	9.024,00	14,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Dip LSI	1SDA070882R1	9.166,00	14,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA070883R1	10.284,00	14,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Touch LI	1SDA070884R1	9.776,00	14,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Touch LSI	1SDA070885R1	9.994,00	14,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA070886R1	10.916,00	14,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070888R1	14.426,00	14,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070889R1	15.541,00	14,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E1.2N - Vorderseitige Anschlüsse (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2N	250	50	50	E1.2N 250 Ekip Dip LI	1SDA071321R1	5.971,00	16,000	1
				E1.2N 250 Ekip Dip LSI	1SDA071322R1	6.090,00	16,000	1
				E1.2N 250 Ekip Dip LSIG	1SDA071323R1	7.026,00	16,000	1
				E1.2N 250 Ekip Touch LI	1SDA071324R1	6.271,00	16,000	1
				E1.2N 250 Ekip Touch LSI	1SDA071325R1	6.394,00	16,000	1
				E1.2N 250 Ekip Touch LSIG	1SDA071326R1	7.556,00	16,000	1
				E1.2N 250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071328R1	10.502,00	16,000	1
				E1.2N 250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071329R1	11.435,00	16,000	1
	630	50	50	E1.2N 630 Ekip Dip LI	1SDA071351R1	6.278,00	16,000	1
				E1.2N 630 Ekip Dip LSI	1SDA071352R1	6.401,00	16,000	1
				E1.2N 630 Ekip Dip LSIG	1SDA071353R1	7.387,00	16,000	1
				E1.2N 630 Ekip Touch LI	1SDA071354R1	6.592,00	16,000	1
				E1.2N 630 Ekip Touch LSI	1SDA071355R1	6.719,00	16,000	1
				E1.2N 630 Ekip Touch LSIG	1SDA071356R1	7.944,00	16,000	1
				E1.2N 630 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071358R1	11.037,00	16,000	1
				E1.2N 630 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071359R1	12.024,00	16,000	1
	800	50	50	E1.2N 800 Ekip Dip LI	1SDA071391R1	6.278,00	16,000	1
				E1.2N 800 Ekip Dip LSI	1SDA071392R1	6.401,00	16,000	1
				E1.2N 800 Ekip Dip LSIG	1SDA071393R1	7.387,00	16,000	1
				E1.2N 800 Ekip Touch LI	1SDA071394R1	6.592,00	16,000	1
				E1.2N 800 Ekip Touch LSI	1SDA071395R1	6.719,00	16,000	1
				E1.2N 800 Ekip Touch LSIG	1SDA071396R1	7.944,00	16,000	1
				E1.2N 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071398R1	11.037,00	16,000	1
				E1.2N 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071399R1	12.024,00	16,000	1
	1.000	50	50	E1.2N 1000 Ekip Dip LI	1SDA071431R1	6.888,00	16,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Dip LSI	1SDA071432R1	7.027,00	16,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA071433R1	8.109,00	16,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Touch LI	1SDA071434R1	7.236,00	16,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Touch LSI	1SDA071435R1	7.375,00	16,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA071436R1	8.719,00	16,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071438R1	12.114,00	16,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071439R1	13.195,00	16,000	1
	1.250	50	50	E1.2N 1250 Ekip Dip LI	1SDA071471R1	7.776,00	16,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Dip LSI	1SDA071472R1	7.916,00	16,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA071473R1	8.998,00	16,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Touch LI	1SDA071474R1	8.125,00	16,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Touch LSI	1SDA071475R1	8.265,00	16,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA071476R1	9.605,00	16,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071478R1	13.001,00	16,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071479R1	14.082,00	16,000	1
	1.600	66	50	E1.2N 1600 Ekip Dip LI	1SDA071511R1	11.998,00	16,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Dip LSI	1SDA071512R1	12.144,00	16,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA071513R1	13.261,00	16,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Touch LI	1SDA071514R1	12.360,00	16,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Touch LSI	1SDA071515R1	12.505,00	16,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA071516R1	13.888,00	16,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071518R1	17.403,00	16,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071519R1	18.517,00	16,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2B - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2B	1.600	42	42	E2.2B 1600 Ekip Dip LI	1SDA070981R1	9.255,00	41,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Dip LSI	1SDA070982R1	9.415,00	41,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA070983R1	10.677,00	41,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Touch LI	1SDA070984R1	9.659,00	41,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Touch LSI	1SDA070985R1	9.827,00	41,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA070986R1	11.389,00	41,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070988R1	15.352,00	41,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070989R1	16.612,00	41,000	1
	2.000	42	42	E2.2B 2000 Ekip Dip LI	1SDA071021R1	11.007,00	41,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Dip LSI	1SDA071022R1	11.161,00	41,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA071023R1	12.360,00	41,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Touch LI	1SDA071024R1	11.393,00	41,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Touch LSI	1SDA071025R1	11.548,00	41,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA071026R1	13.039,00	41,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071028R1	16.814,00	41,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071029R1	18.013,00	41,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2B - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2B	1.600	42	42	E2.2B 1600 Ekip Dip LI	1SDA071611R1	12.309,00	53,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Dip LSI	1SDA071612R1	12.469,00	53,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA071613R1	13.731,00	53,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Touch LI	1SDA071614R1	12.714,00	53,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Touch LSI	1SDA071615R1	12.877,00	53,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA071616R1	14.440,00	53,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071618R1	18.404,00	53,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071619R1	19.666,00	53,000	1
	2.000	42	42	E2.2B 2000 Ekip Dip LI	1SDA071651R1	14.639,00	53,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Dip LSI	1SDA071652R1	14.794,00	53,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA071653R1	15.993,00	53,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Touch LI	1SDA071654R1	15.023,00	53,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Touch LSI	1SDA071655R1	15.182,00	53,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA071656R1	16.670,00	53,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071658R1	20.443,00	53,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071659R1	21.646,00	53,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2N - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2N	800	66	66	E2.2N 800 Ekip Dip LI	1SDA070891R1	5.637,00	41,000	1
				E2.2N 800 Ekip Dip LSI	1SDA070892R1	5.791,00	41,000	1
				E2.2N 800 Ekip Dip LSIG	1SDA070893R1	6.965,00	41,000	1
				E2.2N 800 Ekip Touch LI	1SDA070894R1	6.015,00	41,000	1
				E2.2N 800 Ekip Touch LSI	1SDA070895R1	6.170,00	41,000	1
				E2.2N 800 Ekip Touch LSIG	1SDA070896R1	7.631,00	41,000	1
				E2.2N 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070898R1	11.330,00	41,000	1
				E2.2N 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070899R1	12.506,00	41,000	1
	1.000	66	66	E2.2N 1000 Ekip Dip LI	1SDA070921R1	5.753,00	41,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Dip LSI	1SDA070922R1	5.909,00	41,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA070923R1	7.108,00	41,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Touch LI	1SDA070924R1	6.140,00	41,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Touch LSI	1SDA070925R1	6.295,00	41,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA070926R1	7.785,00	41,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070928R1	11.560,00	41,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070929R1	12.762,00	41,000	1
	1.250	66	66	E2.2N 1250 Ekip Dip LI	1SDA070951R1	6.495,00	41,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Dip LSI	1SDA070952R1	6.651,00	41,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA070953R1	7.851,00	41,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Touch LI	1SDA070954R1	6.886,00	41,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Touch LSI	1SDA070955R1	7.041,00	41,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA070956R1	8.529,00	41,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070958R1	12.307,00	41,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070959R1	13.505,00	41,000	1
	1.600	66	66	E2.2N 1600 Ekip Dip LI	1SDA070991R1	9.703,00	41,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Dip LSI	1SDA070992R1	9.855,00	41,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA070993R1	11.059,00	41,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Touch LI	1SDA070994R1	10.088,00	41,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Touch LSI	1SDA070995R1	10.245,00	41,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA070996R1	11.736,00	41,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070998R1	15.510,00	41,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070999R1	16.708,00	41,000	1
	2.000	66	66	E2.2N 2000 Ekip Dip LI	1SDA071031R1	11.237,00	41,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Dip LSI	1SDA071032R1	11.390,00	41,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA071033R1	12.591,00	41,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Touch LI	1SDA071034R1	11.625,00	41,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Touch LSI	1SDA071035R1	11.781,00	41,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA071036R1	13.268,00	41,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071038R1	17.043,00	41,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071039R1	18.243,00	41,000	1
	2. 500	66	66	E2.2N 2500 Ekip Dip LI	1SDA071061R1	15.687,00	41,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Dip LSI	1SDA071062R1	15.841,00	41,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA071063R1	17.041,00	41,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Touch LI	1SDA071064R1	16.074,00	41,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Touch LSI	1SDA071065R1	16.228,00	41,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA071066R1	17.719,00	41,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071068R1	21.494,00	41,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071069R1	22.695,00	41,000	1

13

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2N - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2N	800	66	66	E2.2N 800 Ekip Dip LI	1SDA071521R1	7.501,00	53,000	1
				E2.2N 800 Ekip Dip LSI	1SDA071522R1	7.651,00	53,000	1
				E2.2N 800 Ekip Dip LSIG	1SDA071523R1	8.827,00	53,000	1
				E2.2N 800 Ekip Touch LI	1SDA071524R1	7.879,00	53,000	1
				E2.2N 800 Ekip Touch LSI	1SDA071525R1	8.031,00	53,000	1
				E2.2N 800 Ekip Touch LSIG	1SDA071526R1	9.490,00	53,000	1
				E2.2N 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071528R1	13.191,00	53,000	1
				E2.2N 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071529R1	14.366,00	53,000	1
	1.000	66	66	E2.2N 1000 Ekip Dip LI	1SDA071551R1	7.652,00	53,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Dip LSI	1SDA071552R1	7.809,00	53,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA071553R1	9.007,00	53,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Touch LI	1SDA071554R1	8.039,00	53,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Touch LSI	1SDA071555R1	8.194,00	53,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA071556R1	9.685,00	53,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071558R1	13.458,00	53,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071559R1	14.663,00	53,000	1
	1.250	66	66	E2.2N 1250 Ekip Dip LI	1SDA071581R1	8.639,00	53,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Dip LSI	1SDA071582R1	8.796,00	53,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA071583R1	9.995,00	53,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Touch LI	1SDA071584R1	9.028,00	53,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Touch LSI	1SDA071585R1	9.183,00	53,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA071586R1	10.673,00	53,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071588R1	14.447,00	53,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071589R1	15.647,00	53,000	1
	1.600	66	66	E2.2N 1600 Ekip Dip LI	1SDA071621R1	12.904,00	53,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Dip LSI	1SDA071622R1	13.061,00	53,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA071623R1	14.263,00	53,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Touch LI	1SDA071624R1	13.294,00	53,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Touch LSI	1SDA071625R1	13.448,00	53,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA071626R1	14.938,00	53,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071628R1	18.712,00	53,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071629R1	19.911,00	53,000	1
	2.000	66	66	E2.2N 2000 Ekip Dip LI	1SDA071661R1	14.944,00	53,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Dip LSI	1SDA071662R1	15.095,00	53,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA071663R1	16.300,00	53,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Touch LI	1SDA071664R1	15.330,00	53,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Touch LSI	1SDA071665R1	15.482,00	53,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA071666R1	16.974,00	53,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071668R1	20.751,00	53,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071669R1	21.952,00	53,000	1
	2. 500	66	66	E2.2N 2500 Ekip Dip LI	1SDA071691R1	20.862,00	53,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Dip LSI	1SDA071692R1	21.018,00	53,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA071693R1	22.219,00	53,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Touch LI	1SDA071694R1	21.250,00	53,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Touch LSI	1SDA071695R1	21.403,00	53,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA071696R1	22.897,00	53,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071698R1	26.672,00	53,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071699R1	27.870,00	53,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2S - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2S	250	85	66	E2.2S 250 Ekip Dip LI	1SDA073628R1	6.176,00	41,000	1
				E2.2S 250 Ekip Dip LSI	1SDA073629R1	6.326,00	41,000	1
				E2.2S 250 Ekip Dip LSIG	1SDA073630R1	7.503,00	41,000	1
				E2.2S 250 Ekip Touch LI	1SDA073631R1	6.554,00	41,000	1
				E2.2S 250 Ekip Touch LSI	1SDA073632R1	6.708,00	41,000	1
				E2.2S 250 Ekip Touch LSIG	1SDA073633R1	8.170,00	41,000	1
				E2.2S 250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073635R1	11.868,00	41,000	1
				E2.2S 250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073636R1	13.044,00	41,000	1
	800	85	66	E2.2S 800 Ekip Dip LI	1SDA070901R1	6.303,00	41,000	1
				E2.2S 800 Ekip Dip LSI	1SDA070902R1	6.456,00	41,000	1
				E2.2S 800 Ekip Dip LSIG	1SDA070903R1	7.654,00	41,000	1
				E2.2S 800 Ekip Touch LI	1SDA070904R1	6.687,00	41,000	1
				E2.2S 800 Ekip Touch LSI	1SDA070905R1	6.843,00	41,000	1
				E2.2S 800 Ekip Touch LSIG	1SDA070906R1	8.333,00	41,000	1
				E2.2S 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070908R1	12.109,00	41,000	1
				E2.2S 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070909R1	13.308,00	41,000	1
	1.000	85	66	E2.2S 1000 Ekip Dip LI	1SDA070931R1	6.708,00	41,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Dip LSI	1SDA070932R1	6.861,00	41,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA070933R1	8.063,00	41,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Touch LI	1SDA070934R1	7.095,00	41,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Touch LSI	1SDA070935R1	7.250,00	41,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA070936R1	8.739,00	41,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070938R1	12.515,00	41,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070939R1	13.713,00	41,000	1
	1.250	85	66	E2.2S 1250 Ekip Dip LI	1SDA070961R1	7.480,00	41,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Dip LSI	1SDA070962R1	7.633,00	41,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA070963R1	8.833,00	41,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Touch LI	1SDA070964R1	7.869,00	41,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Touch LSI	1SDA070965R1	8.020,00	41,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA070966R1	9.510,00	41,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070968R1	13.286,00	41,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070969R1	14.487,00	41,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2S - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Bau-größe	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2S	250	85	66	E2.2S 250 Ekip Dip LI	1SDA073638R1	8.212,00	53,000	1
				E2.2S 250 Ekip Dip LSI	1SDA073639R1	8.364,00	53,000	1
				E2.2S 250 Ekip Dip LSIG	1SDA073640R1	9.542,00	53,000	1
				E2.2S 250 Ekip Touch LI	1SDA073641R1	8.593,00	53,000	1
				E2.2S 250 Ekip Touch LSI	1SDA073642R1	8.744,00	53,000	1
				E2.2S 250 Ekip Touch LSIG	1SDA073643R1	10.203,00	53,000	1
				E2.2S 250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073645R1	13.905,00	53,000	1
				E2.2S 250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073646R1	15.082,00	53,000	1
	800	85	66	E2.2S 800 Ekip Dip LI	1SDA071531R1	8.381,00	53,000	1
				E2.2S 800 Ekip Dip LSI	1SDA071532R1	8.535,00	53,000	1
				E2.2S 800 Ekip Dip LSIG	1SDA071533R1	9.735,00	53,000	1
				E2.2S 800 Ekip Touch LI	1SDA071534R1	8.768,00	53,000	1
				E2.2S 800 Ekip Touch LSI	1SDA071535R1	8.921,00	53,000	1
				E2.2S 800 Ekip Touch LSIG	1SDA071536R1	10.413,00	53,000	1
				E2.2S 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071538R1	14.188,00	53,000	1
				E2.2S 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071539R1	15.390,00	53,000	1
	1.000	85	66	E2.2S 1000 Ekip Dip LI	1SDA071561R1	8.919,00	53,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Dip LSI	1SDA071562R1	9.072,00	53,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA071563R1	10.275,00	53,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Touch LI	1SDA071564R1	9.305,00	53,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Touch LSI	1SDA071565R1	9.461,00	53,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA071566R1	10.953,00	53,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071568R1	14.727,00	53,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071569R1	15.927,00	53,000	1
	1.250	85	66	E2.2S 1250 Ekip Dip LI	1SDA071591R1	9.947,00	53,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Dip LSI	1SDA071592R1	10.102,00	53,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA071593R1	11.302,00	53,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Touch LI	1SDA071594R1	10.330,00	53,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Touch LSI	1SDA071595R1	10.487,00	53,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA071596R1	11.981,00	53,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071598R1	15.754,00	53,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071599R1	16.954,00	53,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2S - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 3-polig

Bau-größe	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2S	1.600	85	66	E2.2S 1600 Ekip Dip LI	1SDA071001R1	11.016,00	41,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Dip LSI	1SDA071002R1	11.172,00	41,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA071003R1	12.373,00	41,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Touch LI	1SDA071004R1	11.403,00	41,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Touch LSI	1SDA071005R1	11.559,00	41,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA071006R1	13.049,00	41,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071008R1	16.824,00	41,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071009R1	18.026,00	41,000	1
	2.000	85	66	E2.2S 2000 Ekip Dip LI	1SDA071041R1	12.708,00	41,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Dip LSI	1SDA071042R1	12.858,00	41,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA071043R1	14.062,00	41,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Touch LI	1SDA071044R1	13.092,00	41,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Touch LSI	1SDA071045R1	13.247,00	41,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA071046R1	14.737,00	41,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071048R1	18.514,00	41,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071049R1	19.714,00	41,000	1
	2.500	85	66	E2.2S 2500 Ekip Dip LI	1SDA071071R1	16.607,00	41,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Dip LSI	1SDA071072R1	16.760,00	41,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA071073R1	17.962,00	41,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Touch LI	1SDA071074R1	16.994,00	41,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Touch LSI	1SDA071075R1	17.149,00	41,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA071076R1	18.640,00	41,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071078R1	22.415,00	41,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071079R1	23.613,00	41,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2S - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2S	1.600	85	66	E2.2S 1600 Ekip Dip LI	1SDA071631R1	14.653,00	53,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Dip LSI	1SDA071632R1	14.805,00	53,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA071633R1	16.007,00	53,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Touch LI	1SDA071634R1	15.041,00	53,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Touch LSI	1SDA071635R1	15.194,00	53,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA071636R1	16.686,00	53,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071638R1	20.463,00	53,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071639R1	21.661,00	53,000	1
	2.000	85	66	E2.2S 2000 Ekip Dip LI	1SDA071671R1	16.900,00	53,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Dip LSI	1SDA071672R1	17.053,00	53,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA071673R1	18.254,00	53,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Touch LI	1SDA071674R1	17.286,00	53,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Touch LSI	1SDA071675R1	17.437,00	53,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA071676R1	18.932,00	53,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071678R1	22.706,00	53,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071679R1	23.907,00	53,000	1
	2.500	85	66	E2.2S 2500 Ekip Dip LI	1SDA071701R1	22.086,00	53,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Dip LSI	1SDA071702R1	22.242,00	53,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA071703R1	23.442,00	53,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Touch LI	1SDA071704R1	22.473,00	53,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Touch LSI	1SDA071705R1	22.629,00	53,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA071706R1	24.119,00	53,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071708R1	27.895,00	53,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071709R1	29.095,00	53,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2H - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 3-polig

Bau-größe	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2H	800	100	85	E2.2H 800 Ekip Dip LI	1SDA070911R1	6.721,00	41,000	1
				E2.2H 800 Ekip Dip LSI	1SDA070912R1	6.878,00	41,000	1
				E2.2H 800 Ekip Dip LSIG	1SDA070913R1	8.079,00	41,000	1
				E2.2H 800 Ekip Touch LI	1SDA070914R1	7.109,00	41,000	1
				E2.2H 800 Ekip Touch LSI	1SDA070915R1	7.266,00	41,000	1
				E2.2H 800 Ekip Touch LSIG	1SDA070916R1	8.754,00	41,000	1
				E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070918R1	12.531,00	41,000	1
				E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070919R1	13.731,00	41,000	1
	1.000	100	85	E2.2H 1000 Ekip Dip LI	1SDA070941R1	7.080,00	41,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Dip LSI	1SDA070942R1	7.235,00	41,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA070943R1	8.433,00	41,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Touch LI	1SDA070944R1	7.465,00	41,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Touch LSI	1SDA070945R1	7.623,00	41,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA070946R1	9.112,00	41,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070948R1	12.888,00	41,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070949R1	14.088,00	41,000	1
	1.250	100	85	E2.2H 1250 Ekip Dip LI	1SDA070971R1	7.986,00	41,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Dip LSI	1SDA070972R1	8.141,00	41,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA070973R1	9.342,00	41,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Touch LI	1SDA070974R1	8.371,00	41,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Touch LSI	1SDA070975R1	8.527,00	41,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA070976R1	10.020,00	41,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA070978R1	13.793,00	41,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA070979R1	14.994,00	41,000	1
	1.600	100	85	E2.2H 1600 Ekip Dip LI	1SDA071011R1	12.198,00	41,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Dip LSI	1SDA071012R1	12.359,00	41,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA071013R1	13.621,00	41,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Touch LI	1SDA071014R1	12.601,00	41,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Touch LSI	1SDA071015R1	12.765,00	41,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA071016R1	14.330,00	41,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071018R1	18.293,00	41,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071019R1	19.554,00	41,000	1
	2.000	100	85	E2.2H 2000 Ekip Dip LI	1SDA071051R1	13.426,00	41,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Dip LSI	1SDA071052R1	13.581,00	41,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA071053R1	14.782,00	41,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Touch LI	1SDA071054R1	13.813,00	41,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Touch LSI	1SDA071055R1	13.968,00	41,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA071056R1	15.457,00	41,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071058R1	19.235,00	41,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071059R1	20.433,00	41,000	1
	2. 500	100	85	E2.2H 2500 Ekip Dip LI	1SDA071081R1	17.458,00	41,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Dip LSI	1SDA071082R1	17.610,00	41,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA071083R1	18.808,00	41,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Touch LI	1SDA071084R1	17.842,00	41,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Touch LSI	1SDA071085R1	17.998,00	41,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA071086R1	19.487,00	41,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071088R1	23.265,00	41,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071089R1	24.463,00	41,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2H - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Bau-größe	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2H	800	100	85	E2.2H 800 Ekip Dip LI	1SDA071541R1	8.942,00	53,000	1
				E2.2H 800 Ekip Dip LSI	1SDA071542R1	9.096,00	53,000	1
				E2.2H 800 Ekip Dip LSIG	1SDA071543R1	10.297,00	53,000	1
				E2.2H 800 Ekip Touch LI	1SDA071544R1	9.331,00	53,000	1
				E2.2H 800 Ekip Touch LSI	1SDA071545R1	9.484,00	53,000	1
				E2.2H 800 Ekip Touch LSIG	1SDA071546R1	10.975,00	53,000	1
				E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071548R1	14.747,00	53,000	1
				E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071549R1	15.950,00	53,000	1
	1.000	100	85	E2.2H 1000 Ekip Dip LI	1SDA071571R1	9.413,00	53,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Dip LSI	1SDA071572R1	9.572,00	53,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA071573R1	10.770,00	53,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Touch LI	1SDA071574R1	9.800,00	53,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Touch LSI	1SDA071575R1	9.960,00	53,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA071576R1	11.448,00	53,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071578R1	15.225,00	53,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071579R1	16.424,00	53,000	1
	1.250	100	85	E2.2H 1250 Ekip Dip LI	1SDA071601R1	10.621,00	53,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Dip LSI	1SDA071602R1	10.775,00	53,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA071603R1	11.977,00	53,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Touch LI	1SDA071604R1	11.008,00	53,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Touch LSI	1SDA071605R1	11.162,00	53,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA071606R1	12.654,00	53,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071608R1	16.428,00	53,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071609R1	17.627,00	53,000	1
	1.600	100	85	E2.2H 1600 Ekip Dip LI	1SDA071641R1	16.221,00	53,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Dip LSI	1SDA071642R1	16.382,00	53,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA071643R1	17.643,00	53,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Touch LI	1SDA071644R1	16.627,00	53,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Touch LSI	1SDA071645R1	16.789,00	53,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA071646R1	18.353,00	53,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071648R1	22.319,00	53,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071649R1	23.580,00	53,000	1
	2.000	100	85	E2.2H 2000 Ekip Dip LI	1SDA071681R1	17.855,00	53,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Dip LSI	1SDA071682R1	18.010,00	53,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA071683R1	19.211,00	53,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Touch LI	1SDA071684R1	18.243,00	53,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Touch LSI	1SDA071685R1	18.397,00	53,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA071686R1	19.887,00	53,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071688R1	23.666,00	53,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071689R1	24.864,00	53,000	1
	2. 500	100	85	E2.2H 2500 Ekip Dip LI	1SDA071711R1	23.217,00	53,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Dip LSI	1SDA071712R1	23.370,00	53,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA071713R1	24.571,00	53,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Touch LI	1SDA071714R1	23.606,00	53,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Touch LSI	1SDA071715R1	23.761,00	53,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA071716R1	25.249,00	53,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071718R1	29.025,00	53,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071719R1	30.226,00	53,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E4.2N-S - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2N	3.200	66	66	E4.2N 3200 Ekip Dip LI	1SDA071141R1	18.203,00	56,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Dip LSI	1SDA071142R1	18.357,00	56,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA071143R1	19.562,00	56,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Touch LI	1SDA071144R1	18.593,00	56,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Touch LSI	1SDA071145R1	18.747,00	56,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA071146R1	20.236,00	56,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071148R1	24.002,00	56,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071149R1	25.213,00	56,000	1
	4.000	66	66	E4.2N 4000 Ekip Dip LI	1SDA071191R1	26.104,00	56,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071192R1	26.251,00	56,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071193R1	27.418,00	56,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Touch LI	1SDA071194R1	26.476,00	56,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071195R1	26.627,00	56,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071196R1	28.072,00	56,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071198R1	31.735,00	56,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071199R1	32.897,00	56,000	1
E4.2S	3.200	85	66	E4.2S 3200 Ekip Dip LI	1SDA071151R1	18.897,00	56,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Dip LSI	1SDA071152R1	19.054,00	56,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA071153R1	20.254,00	56,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Touch LI	1SDA071154R1	19.287,00	56,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Touch LSI	1SDA071155R1	19.441,00	56,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA071156R1	20.931,00	56,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071158R1	24.704,00	56,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071159R1	25.906,00	56,000	1
	4.000	85	66	E4.2S 4000 Ekip Dip LI	1SDA071201R1	26.908,00	56,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071202R1	27.066,00	56,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071203R1	28.263,00	56,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Touch LI	1SDA071204R1	27.294,00	56,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071205R1	27.451,00	56,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071206R1	28.943,00	56,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071208R1	32.717,00	56,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071209R1	33.918,00	56,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E4.2N-S - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2N	3.200	66	66	E4.2N 3200 Ekip Dip LI	1SDA071771R1	24.210,00	70,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Dip LSI	1SDA071772R1	24.369,00	70,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA071773R1	25.568,00	70,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Touch LI	1SDA071774R1	24.598,00	70,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Touch LSI	1SDA071775R1	24.755,00	70,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA071776R1	26.245,00	70,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071778R1	30.007,00	70,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071779R1	31.220,00	70,000	1
	4.000	66	66	E4.2N 4000 Ekip Dip LI	1SDA071821R1	34.713,00	70,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071822R1	34.866,00	70,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071823R1	36.029,00	70,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Touch LI	1SDA071824R1	35.088,00	70,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071825R1	35.242,00	70,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071826R1	36.685,00	70,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071828R1	40.347,00	70,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071829R1	41.513,00	70,000	1
E4.2S	3.200	85	66	E4.2S 3200 Ekip Dip LI	1SDA071781R1	25.133,00	70,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Dip LSI	1SDA071782R1	25.289,00	70,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA071783R1	26.489,00	70,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Touch LI	1SDA071784R1	25.520,00	70,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Touch LSI	1SDA071785R1	25.675,00	70,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA071786R1	27.167,00	70,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071788R1	30.941,00	70,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071789R1	32.142,00	70,000	1
	4.000	85	66	E4.2S 4000 Ekip Dip LI	1SDA071831R1	35.791,00	70,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071832R1	35.943,00	70,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071833R1	37.144,00	70,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Touch LI	1SDA071834R1	36.179,00	70,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071835R1	36.330,00	70,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071836R1	37.821,00	70,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071838R1	41.598,00	70,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071839R1	42.797,00	70,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E4.2H-V Emax E2.2H - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2H	3.200	100	85	E4.2H 3200 Ekip Dip LI	1SDA071161R1	20.289,00	56,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Dip LSI	1SDA071162R1	20.443,00	56,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA071163R1	21.646,00	56,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Touch LI	1SDA071164R1	20.675,00	56,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Touch LSI	1SDA071165R1	20.833,00	56,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA071166R1	22.322,00	56,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071168R1	26.101,00	56,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071169R1	27.297,00	56,000	1
	4.000	100	85	E4.2H 4000 Ekip Dip LI	1SDA071211R1	28.847,00	56,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071212R1	29.002,00	56,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071213R1	30.201,00	56,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Touch LI	1SDA071214R1	29.233,00	56,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071215R1	29.389,00	56,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071216R1	30.878,00	56,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071218R1	34.654,00	56,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071219R1	35.853,00	56,000	1
E4.2V	2.000	150	100	E4.2V 2000 Ekip Dip LI	1SDA071101R1	16.087,00	56,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Dip LSI	1SDA071102R1	16.259,00	56,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA071103R1	17.579,00	56,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Touch LI	1SDA071104R1	16.512,00	56,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Touch LSI	1SDA071105R1	16.685,00	56,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA071106R1	18.324,00	56,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071108R1	22.475,00	56,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071109R1	23.798,00	56,000	1
	2.500	150	100	E4.2V 2500 Ekip Dip LI	1SDA071121R1	21.249,00	56,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Dip LSI	1SDA071122R1	21.419,00	56,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA071123R1	22.739,00	56,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Touch LI	1SDA071124R1	21.674,00	56,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Touch LSI	1SDA071125R1	21.844,00	56,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA071126R1	23.483,00	56,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071128R1	27.635,00	56,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071129R1	28.956,00	56,000	1
	3.200	150	100	E4.2V 3200 Ekip Dip LI	1SDA071171R1	24.995,00	56,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Dip LSI	1SDA071172R1	25.150,00	56,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA071173R1	26.350,00	56,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Touch LI	1SDA071174R1	25.383,00	56,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Touch LSI	1SDA071175R1	25.536,00	56,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA071176R1	27.026,00	56,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071178R1	30.800,00	56,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071179R1	32.004,00	56,000	1
	4.000	150	100	E4.2V 4000 Ekip Dip LI	1SDA071221R1	35.151,00	56,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071222R1	35.304,00	56,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071223R1	36.502,00	56,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Touch LI	1SDA071224R1	35.535,00	56,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071225R1	35.690,00	56,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071226R1	37.180,00	56,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071228R1	40.956,00	56,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071229R1	42.156,00	56,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E4.2H-V Emax E2.2H - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Bau-größe	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2H	3.200	100	85	E4.2H 3200 Ekip Dip LI	1SDA071791R1	26.986,00	70,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Dip LSI	1SDA071792R1	27.142,00	70,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA071793R1	28.343,00	70,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Touch LI	1SDA071794R1	27.376,00	70,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Touch LSI	1SDA071795R1	27.530,00	70,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA071796R1	29.020,00	70,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071798R1	32.792,00	70,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071799R1	33.994,00	70,000	1
	4.000	100	85	E4.2H 4000 Ekip Dip LI	1SDA071841R1	38.365,00	70,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071842R1	38.519,00	70,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071843R1	39.719,00	70,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Touch LI	1SDA071844R1	38.751,00	70,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071845R1	38.906,00	70,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071846R1	40.396,00	70,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071848R1	44.173,00	70,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071849R1	45.374,00	70,000	1
E4.2V	2.000	150	100	E4.2V 2000 Ekip Dip LI	1SDA071731R1	21.397,00	70,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Dip LSI	1SDA071732R1	21.567,00	70,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA071733R1	22.891,00	70,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Touch LI	1SDA071734R1	21.823,00	70,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Touch LSI	1SDA071735R1	21.994,00	70,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA071736R1	23.633,00	70,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071738R1	27.785,00	70,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071739R1	29.105,00	70,000	1
	2.500	150	100	E4.2V 2500 Ekip Dip LI	1SDA071751R1	28.258,00	70,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Dip LSI	1SDA071752R1	28.431,00	70,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA071753R1	29.751,00	70,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Touch LI	1SDA071754R1	28.684,00	70,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Touch LSI	1SDA071755R1	28.855,00	70,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA071756R1	30.495,00	70,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071758R1	34.648,00	70,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071759R1	35.968,00	70,000	1
	3.200	150	100	E4.2V 3200 Ekip Dip LI	1SDA071801R1	33.242,00	70,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Dip LSI	1SDA071802R1	33.398,00	70,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA071803R1	34.596,00	70,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Touch LI	1SDA071804R1	33.631,00	70,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Touch LSI	1SDA071805R1	33.786,00	70,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA071806R1	35.275,00	70,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071808R1	39.052,00	70,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071809R1	40.250,00	70,000	1
	4.000	150	100	E4.2V 4000 Ekip Dip LI	1SDA071851R1	46.746,00	70,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071852R1	46.903,00	70,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071853R1	48.102,00	70,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Touch LI	1SDA071854R1	47.135,00	70,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071855R1	47.288,00	70,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071856R1	48.778,00	70,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071858R1	52.553,00	70,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071859R1	53.754,00	70,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E6.2H-V - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H	4.000	100	100	E6.2H 4000 Ekip Dip LI	1SDA071231R1	36.669,00	109,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071232R1	36.826,00	109,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071233R1	38.025,00	109,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Touch LI	1SDA071234R1	37.057,00	109,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071235R1	37.211,00	109,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071236R1	38.703,00	109,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071238R1	42.477,00	109,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071239R1	43.678,00	109,000	1
	5.000	100	100	E6.2H 5000 Ekip Dip LI	1SDA071261R1	45.551,00	109,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Dip LSI	1SDA071262R1	45.706,00	109,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Dip LSIG	1SDA071263R1	46.907,00	109,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Touch LI	1SDA071264R1	45.940,00	109,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Touch LSI	1SDA071265R1	46.094,00	109,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Touch LSIG	1SDA071266R1	47.585,00	109,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071268R1	51.358,00	109,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071269R1	52.557,00	109,000	1
	6.300	100	100	E6.2H 6300 Ekip Dip LI	1SDA071291R1	59.971,00	109,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Dip LSI	1SDA071292R1	60.129,00	109,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Dip LSIG	1SDA071293R1	61.328,00	109,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Touch LI	1SDA071294R1	60.360,00	109,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Touch LSI	1SDA071295R1	60.513,00	109,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Touch LSIG	1SDA071296R1	62.005,00	109,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071298R1	65.778,00	109,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071299R1	66.981,00	109,000	1
E6.2V	4.000	150	100	E6.2V 4000 Ekip Dip LI	1SDA071241R1	40.679,00	109,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071242R1	40.833,00	109,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071243R1	42.034,00	109,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Touch LI	1SDA071244R1	41.067,00	109,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071245R1	41.221,00	109,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071246R1	42.713,00	109,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071248R1	46.485,00	109,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071249R1	47.685,00	109,000	1
	5.000	150	100	E6.2V 5000 Ekip Dip LI	1SDA071271R1	48.839,00	109,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Dip LSI	1SDA071272R1	48.995,00	109,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Dip LSIG	1SDA071273R1	50.197,00	109,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Touch LI	1SDA071274R1	49.227,00	109,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Touch LSI	1SDA071275R1	49.384,00	109,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Touch LSIG	1SDA071276R1	50.873,00	109,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071278R1	54.648,00	109,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071279R1	55.848,00	109,000	1
	6.300	150	100	E6.2V 6300 Ekip Dip LI	1SDA071301R1	68.680,00	109,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Dip LSI	1SDA071302R1	68.833,00	109,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Dip LSIG	1SDA071303R1	70.035,00	109,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Touch LI	1SDA071304R1	69.068,00	109,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Touch LSI	1SDA071305R1	69.221,00	109,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Touch LSIG	1SDA071306R1	70.713,00	109,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071308R1	74.487,00	109,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071309R1	75.687,00	109,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E6.2H-V - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H	4.000	100	100	E6.2H 4000 Ekip Dip LI	1SDA071861R1	48.770,00	125,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071862R1	48.925,00	125,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071863R1	50.125,00	125,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Touch LI	1SDA071864R1	49.158,00	125,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071865R1	49.313,00	125,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071866R1	50.803,00	125,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071868R1	54.580,00	125,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071869R1	55.780,00	125,000	1
	5.000	100	100	E6.2H 5000 Ekip Dip LI	1SDA071891R1	60.583,00	125,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Dip LSI	1SDA071892R1	60.739,00	125,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Dip LSIG	1SDA071893R1	61.941,00	125,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Touch LI	1SDA071894R1	60.969,00	125,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Touch LSI	1SDA071895R1	61.126,00	125,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Touch LSIG	1SDA071896R1	62.617,00	125,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071898R1	66.390,00	125,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071899R1	67.590,00	125,000	1
	6.300	100	100	E6.2H 6300 Ekip Dip LI	1SDA071921R1	79.762,00	125,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Dip LSI	1SDA071922R1	79.917,00	125,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Dip LSIG	1SDA071923R1	81.120,00	125,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Touch LI	1SDA071924R1	80.152,00	125,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Touch LSI	1SDA071925R1	80.307,00	125,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Touch LSIG	1SDA071926R1	81.797,00	125,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071928R1	85.573,00	125,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071929R1	86.771,00	125,000	1
E6.2V	4.000	150	100	E6.2V 4000 Ekip Dip LI	1SDA071871R1	54.101,00	125,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071872R1	54.258,00	125,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071873R1	55.460,00	125,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Touch LI	1SDA071874R1	54.489,00	125,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071875R1	54.644,00	125,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071876R1	56.135,00	125,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071878R1	59.908,00	125,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071879R1	61.110,00	125,000	1
	5.000	150	100	E6.2V 5000 Ekip Dip LI	1SDA071901R1	64.960,00	125,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Dip LSI	1SDA071902R1	65.115,00	125,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Dip LSIG	1SDA071903R1	66.314,00	125,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Touch LI	1SDA071904R1	65.346,00	125,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Touch LSI	1SDA071905R1	65.500,00	125,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Touch LSIG	1SDA071906R1	66.991,00	125,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071908R1	70.766,00	125,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071909R1	71.965,00	125,000	1
	6.300	150	100	E6.2V 6300 Ekip Dip LI	1SDA071931R1	91.342,00	125,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Dip LSI	1SDA071932R1	91.499,00	125,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Dip LSIG	1SDA071933R1	92.696,00	125,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Touch LI	1SDA071934R1	91.728,00	125,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Touch LSI	1SDA071935R1	91.884,00	125,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Touch LSIG	1SDA071936R1	93.375,00	125,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071938R1	97.151,00	125,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071939R1	98.354,00	125,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Energieverteilung

Technische Daten

Emax E6.2H-V/f Full size - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H/f	4.000	100	100	E6.2H/f 4000 Ekip Dip LI	1SDA071951R1	51.805,00	140,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071952R1	51.976,00	140,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071953R1	53.295,00	140,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Touch LI	1SDA071954R1	52.231,00	140,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071955R1	52.402,00	140,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071956R1	54.040,00	140,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071958R1	58.191,00	140,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071959R1	59.512,00	140,000	1
	5.000	100	100	E6.2H/f 5000 Ekip Dip LI	1SDA071981R1	64.506,00	140,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Dip LSI	1SDA071982R1	64.678,00	140,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Dip LSIG	1SDA071983R1	65.997,00	140,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Touch LI	1SDA071984R1	64.931,00	140,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Touch LSI	1SDA071985R1	65.100,00	140,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Touch LSIG	1SDA071986R1	66.741,00	140,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071988R1	70.894,00	140,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071989R1	72.215,00	140,000	1
	6.300	100	100	E6.2H/f 6300 Ekip Dip LI	1SDA072011R1	85.129,00	140,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Dip LSI	1SDA072012R1	85.300,00	140,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Dip LSIG	1SDA072013R1	86.621,00	140,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Touch LI	1SDA072014R1	85.556,00	140,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Touch LSI	1SDA072015R1	85.723,00	140,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Touch LSIG	1SDA072016R1	87.365,00	140,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072018R1	91.520,00	140,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072019R1	92.837,00	140,000	1
E6.2V/f	4.000	150	100	E6.2V/f 4000 Ekip Dip LI	1SDA071961R1	57.538,00	140,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Dip LSI	1SDA071962R1	57.708,00	140,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA071963R1	59.029,00	140,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Touch LI	1SDA071964R1	57.963,00	140,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Touch LSI	1SDA071965R1	58.134,00	140,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA071966R1	59.770,00	140,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071968R1	63.926,00	140,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071969R1	65.248,00	140,000	1
	5.000	150	100	E6.2V/f 5000 Ekip Dip LI	1SDA071991R1	69.208,00	140,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Dip LSI	1SDA071992R1	69.381,00	140,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Dip LSIG	1SDA071993R1	70.702,00	140,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Touch LI	1SDA071994R1	69.638,00	140,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Touch LSI	1SDA071995R1	69.805,00	140,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Touch LSIG	1SDA071996R1	71.444,00	140,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA071998R1	75.598,00	140,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA071999R1	76.919,00	140,000	1
	6.300	150	100	E6.2V/f 6300 Ekip Dip LI	1SDA072021R1	97.580,00	140,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Dip LSI	1SDA072022R1	97.750,00	140,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Dip LSIG	1SDA072023R1	99.069,00	140,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Touch LI	1SDA072024R1	98.004,00	140,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Touch LSI	1SDA072025R1	98.177,00	140,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Touch LSIG	1SDA072026R1	99.812,00	140,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072028R1	103.965,00	140,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072029R1	105.287,00	140,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Notizen

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E1.2B - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2B	630	42	42	E1.2B 630 Ekip Dip LI	1SDA072051R1	4.350,00	18,000	1
				E1.2B 630 Ekip Dip LSI	1SDA072052R1	4.583,00	18,000	1
				E1.2B 630 Ekip Dip LSIG	1SDA072053R1	4.818,00	18,000	1
				E1.2B 630 Ekip Touch LI	1SDA072054R1	5.015,00	18,000	1
				E1.2B 630 Ekip Touch LSI	1SDA072055R1	5.249,00	18,000	1
				E1.2B 630 Ekip Touch LSIG	1SDA072056R1	5.964,00	18,000	1
				E1.2B 630 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072058R1	9.060,00	18,000	1
				E1.2B 630 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072059R1	10.003,00	18,000	1
	800	42	42	E1.2B 800 Ekip Dip LI	1SDA072091R1	4.706,00	18,000	1
				E1.2B 800 Ekip Dip LSI	1SDA072092R1	4.936,00	18,000	1
				E1.2B 800 Ekip Dip LSIG	1SDA072093R1	5.173,00	18,000	1
				E1.2B 800 Ekip Touch LI	1SDA072094R1	5.370,00	18,000	1
				E1.2B 800 Ekip Touch LSI	1SDA072095R1	5.605,00	18,000	1
				E1.2B 800 Ekip Touch LSIG	1SDA072096R1	6.318,00	18,000	1
				E1.2B 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072098R1	9.413,00	18,000	1
				E1.2B 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072099R1	10.360,00	18,000	1
	1.000	42	42	E1.2B 1000 Ekip Dip LI	1SDA072131R1	5.047,00	18,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Dip LSI	1SDA072132R1	5.281,00	18,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA072133R1	5.519,00	18,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Touch LI	1SDA072134R1	5.715,00	18,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Touch LSI	1SDA072135R1	5.949,00	18,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA072136R1	6.665,00	18,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072138R1	9.759,00	18,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072139R1	10.702,00	18,000	1
	1.250	42	42	E1.2B 1250 Ekip Dip LI	1SDA072171R1	5.992,00	18,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Dip LSI	1SDA072172R1	6.224,00	18,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA072173R1	6.461,00	18,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Touch LI	1SDA072174R1	6.656,00	18,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Touch LSI	1SDA072175R1	6.892,00	18,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA072176R1	7.607,00	18,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072178R1	10.702,00	18,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072179R1	11.644,00	18,000	1
	1.600	42	42	E1.2B 1600 Ekip Dip LI	1SDA072211R1	9.551,00	18,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072212R1	9.790,00	18,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072213R1	10.023,00	18,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Touch LI	1SDA072214R1	10.218,00	18,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072215R1	10.455,00	18,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072216R1	11.171,00	18,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072218R1	14.266,00	18,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072219R1	15.206,00	18,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E1.2B - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2B	630	42	42	E1.2B 630 Ekip Dip LI	1SDA072681R1	5.650,00	20,000	1
				E1.2B 630 Ekip Dip LSI	1SDA072682R1	5.887,00	20,000	1
				E1.2B 630 Ekip Dip LSIG	1SDA072683R1	6.124,00	20,000	1
				E1.2B 630 Ekip Touch LI	1SDA072684R1	6.316,00	20,000	1
				E1.2B 630 Ekip Touch LSI	1SDA072685R1	6.554,00	20,000	1
				E1.2B 630 Ekip Touch LSIG	1SDA072686R1	7.270,00	20,000	1
				E1.2B 630 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072688R1	10.364,00	20,000	1
				E1.2B 630 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072689R1	11.306,00	20,000	1
	800	42	42	E1.2B 800 Ekip Dip LI	1SDA072721R1	6.115,00	20,000	1
				E1.2B 800 Ekip Dip LSI	1SDA072722R1	6.349,00	20,000	1
				E1.2B 800 Ekip Dip LSIG	1SDA072723R1	6.587,00	20,000	1
				E1.2B 800 Ekip Touch LI	1SDA072724R1	6.778,00	20,000	1
				E1.2B 800 Ekip Touch LSI	1SDA072725R1	7.017,00	20,000	1
				E1.2B 800 Ekip Touch LSIG	1SDA072726R1	7.732,00	20,000	1
				E1.2B 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072728R1	10.826,00	20,000	1
				E1.2B 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072729R1	11.769,00	20,000	1
	1.000	42	42	E1.2B 1000 Ekip Dip LI	1SDA072761R1	6.561,00	20,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Dip LSI	1SDA072762R1	6.797,00	20,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA072763R1	7.031,00	20,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Touch LI	1SDA072764R1	7.226,00	20,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Touch LSI	1SDA072765R1	7.462,00	20,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA072766R1	8.177,00	20,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072768R1	11.272,00	20,000	1
				E1.2B 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072769R1	12.213,00	20,000	1
	1.250	42	42	E1.2B 1250 Ekip Dip LI	1SDA072801R1	7.784,00	20,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Dip LSI	1SDA072802R1	8.021,00	20,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA072803R1	8.260,00	20,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Touch LI	1SDA072804R1	8.454,00	20,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Touch LSI	1SDA072805R1	8.688,00	20,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA072806R1	9.403,00	20,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072808R1	12.497,00	20,000	1
				E1.2B 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072809R1	13.444,00	20,000	1
	1.600	42	42	E1.2B 1600 Ekip Dip LI	1SDA072841R1	12.415,00	20,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072842R1	12.654,00	20,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072843R1	12.889,00	20,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Touch LI	1SDA072844R1	13.084,00	20,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072845R1	13.320,00	20,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072846R1	14.037,00	20,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072848R1	17.131,00	20,000	1
				E1.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072849R1	18.072,00	20,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E1.2C - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2C	630	50	42	E1.2C 630 Ekip Dip LI	1SDA072061R1	4.476,00	18,000	1
				E1.2C 630 Ekip Dip LSI	1SDA072062R1	4.710,00	18,000	1
				E1.2C 630 Ekip Dip LSIG	1SDA072063R1	4.943,00	18,000	1
				E1.2C 630 Ekip Touch LI	1SDA072064R1	5.135,00	18,000	1
				E1.2C 630 Ekip Touch LSI	1SDA072065R1	5.370,00	18,000	1
				E1.2C 630 Ekip Touch LSIG	1SDA072066R1	6.077,00	18,000	1
				E1.2C 630 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072068R1	9.143,00	18,000	1
				E1.2C 630 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072069R1	10.074,00	18,000	1
	800	50	42	E1.2C 800 Ekip Dip LI	1SDA072101R1	4.840,00	18,000	1
				E1.2C 800 Ekip Dip LSI	1SDA072102R1	5.075,00	18,000	1
				E1.2C 800 Ekip Dip LSIG	1SDA072103R1	5.311,00	18,000	1
				E1.2C 800 Ekip Touch LI	1SDA072104R1	5.501,00	18,000	1
				E1.2C 800 Ekip Touch LSI	1SDA072105R1	5.736,00	18,000	1
				E1.2C 800 Ekip Touch LSIG	1SDA072106R1	6.443,00	18,000	1
				E1.2C 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072108R1	9.508,00	18,000	1
				E1.2C 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072109R1	10.440,00	18,000	1
	1.000	50	42	E1.2C 1000 Ekip Dip LI	1SDA072141R1	5.197,00	18,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Dip LSI	1SDA072142R1	5.430,00	18,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA072143R1	5.665,00	18,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Touch LI	1SDA072144R1	5.855,00	18,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Touch LSI	1SDA072145R1	6.090,00	18,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA072146R1	6.799,00	18,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072148R1	9.861,00	18,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072149R1	10.793,00	18,000	1
	1.250	50	42	E1.2C 1250 Ekip Dip LI	1SDA072181R1	6.105,00	18,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Dip LSI	1SDA072182R1	6.338,00	18,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA072183R1	6.567,00	18,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Touch LI	1SDA072184R1	6.761,00	18,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Touch LSI	1SDA072185R1	6.988,00	18,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA072186R1	7.690,00	18,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072188R1	10.721,00	18,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072189R1	11.645,00	18,000	1
	1.600	50	42	E1.2C 1600 Ekip Dip LI	1SDA072221R1	9.735,00	18,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072222R1	9.966,00	18,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072223R1	10.197,00	18,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Touch LI	1SDA072224R1	10.388,00	18,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072225R1	10.621,00	18,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072226R1	11.322,00	18,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072228R1	14.356,00	18,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072229R1	15.279,00	18,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E1.2C - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2C	630	50	42	E1.2C 630 Ekip Dip LI	1SDA072691R1	5.818,00	20,000	1
				E1.2C 630 Ekip Dip LSI	1SDA072692R1	6.053,00	20,000	1
				E1.2C 630 Ekip Dip LSIG	1SDA072693R1	6.285,00	20,000	1
				E1.2C 630 Ekip Touch LI	1SDA072694R1	6.478,00	20,000	1
				E1.2C 630 Ekip Touch LSI	1SDA072695R1	6.713,00	20,000	1
				E1.2C 630 Ekip Touch LSIG	1SDA072696R1	7.420,00	20,000	1
				E1.2C 630 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072698R1	10.483,00	20,000	1
				E1.2C 630 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072699R1	11.416,00	20,000	1
	800	50	42	E1.2C 800 Ekip Dip LI	1SDA072731R1	6.295,00	20,000	1
				E1.2C 800 Ekip Dip LSI	1SDA072732R1	6.528,00	20,000	1
				E1.2C 800 Ekip Dip LSIG	1SDA072733R1	6.764,00	20,000	1
				E1.2C 800 Ekip Touch LI	1SDA072734R1	6.956,00	20,000	1
				E1.2C 800 Ekip Touch LSI	1SDA072735R1	7.189,00	20,000	1
				E1.2C 800 Ekip Touch LSIG	1SDA072736R1	7.896,00	20,000	1
				E1.2C 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072738R1	10.960,00	20,000	1
				E1.2C 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072739R1	11.892,00	20,000	1
	1.000	50	42	E1.2C 1000 Ekip Dip LI	1SDA072771R1	6.758,00	20,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Dip LSI	1SDA072772R1	6.988,00	20,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA072773R1	7.220,00	20,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Touch LI	1SDA072774R1	7.413,00	20,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Touch LSI	1SDA072775R1	7.649,00	20,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA072776R1	8.358,00	20,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072778R1	11.420,00	20,000	1
				E1.2C 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072779R1	12.353,00	20,000	1
	1.250	50	42	E1.2C 1250 Ekip Dip LI	1SDA072811R1	7.936,00	20,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Dip LSI	1SDA072812R1	8.169,00	20,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA072813R1	8.398,00	20,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Touch LI	1SDA072814R1	8.589,00	20,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Touch LSI	1SDA072815R1	8.821,00	20,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA072816R1	9.519,00	20,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072818R1	12.552,00	20,000	1
				E1.2C 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072819R1	13.478,00	20,000	1
	1.600	50	42	E1.2C 1600 Ekip Dip LI	1SDA072851R1	12.656,00	20,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072852R1	12.888,00	20,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072853R1	13.118,00	20,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Touch LI	1SDA072854R1	13.309,00	20,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072855R1	13.543,00	20,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072856R1	14.240,00	20,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072858R1	17.276,00	20,000	1
				E1.2C 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072859R1	18.199,00	20,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E1.2N - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2N	250	66	50	E1.2N 250 Ekip Dip LI	1SDA072041R1	4.934,00	18,000	1
				E1.2N 250 Ekip Dip LSI	1SDA072042R1	5.071,00	18,000	1
				E1.2N 250 Ekip Dip LSIG	1SDA072043R1	6.096,00	18,000	1
				E1.2N 250 Ekip Touch LI	1SDA072044R1	5.268,00	18,000	1
				E1.2N 250 Ekip Touch LSI	1SDA072045R1	5.400,00	18,000	1
				E1.2N 250 Ekip Touch LSIG	1SDA072046R1	6.679,00	18,000	1
				E1.2N 250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072048R1	9.920,00	18,000	1
				E1.2N 250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072049R1	10.949,00	18,000	1
	630	66	50	E1.2N 630 Ekip Dip LI	1SDA072071R1	5.191,00	18,000	1
				E1.2N 630 Ekip Dip LSI	1SDA072072R1	5.329,00	18,000	1
				E1.2N 630 Ekip Dip LSIG	1SDA072073R1	6.411,00	18,000	1
				E1.2N 630 Ekip Touch LI	1SDA072074R1	5.541,00	18,000	1
				E1.2N 630 Ekip Touch LSI	1SDA072075R1	5.679,00	18,000	1
				E1.2N 630 Ekip Touch LSIG	1SDA072076R1	7.024,00	18,000	1
				E1.2N 630 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072078R1	10.428,00	18,000	1
				E1.2N 630 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072079R1	11.510,00	18,000	1
	800	66	50	E1.2N 800 Ekip Dip LI	1SDA072111R1	5.191,00	18,000	1
				E1.2N 800 Ekip Dip LSI	1SDA072112R1	5.329,00	18,000	1
				E1.2N 800 Ekip Dip LSIG	1SDA072113R1	6.411,00	18,000	1
				E1.2N 800 Ekip Touch LI	1SDA072114R1	5.541,00	18,000	1
				E1.2N 800 Ekip Touch LSI	1SDA072115R1	5.933,00	18,000	1
				E1.2N 800 Ekip Touch LSIG	1SDA072116R1	7.024,00	18,000	1
				E1.2N 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072118R1	10.428,00	18,000	1
				E1.2N 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072119R1	11.510,00	18,000	1
	1.000	66	50	E1.2N 1000 Ekip Dip LI	1SDA072151R1	5.696,00	18,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Dip LSI	1SDA072152R1	5.851,00	18,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA072153R1	7.040,00	18,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Touch LI	1SDA072154R1	6.078,00	18,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Touch LSI	1SDA072155R1	6.234,00	18,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA072156R1	7.710,00	18,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072158R1	11.445,00	18,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072159R1	12.634,00	18,000	1
	1.250	66	50	E1.2N 1250 Ekip Dip LI	1SDA072191R1	6.433,00	18,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Dip LSI	1SDA072192R1	6.587,00	18,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA072193R1	7.774,00	18,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Touch LI	1SDA072194R1	6.815,00	18,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Touch LSI	1SDA072195R1	7.232,00	18,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA072196R1	8.442,00	18,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072198R1	12.182,00	18,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072199R1	13.367,00	18,000	1
	1.600	66	50	E1.2N 1600 Ekip Dip LI	1SDA072231R1	9.925,00	18,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072232R1	10.084,00	18,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072233R1	11.306,00	18,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Touch LI	1SDA072234R1	10.754,00	18,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072235R1	10.993,00	18,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072236R1	12.004,00	18,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072238R1	15.866,00	18,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072239R1	17.095,00	18,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E1.2N - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Bau-größe	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2N	250	66	50	E1.2N 250 Ekip Dip LI	1SDA072671R1	6.566,00	20,000	1
				E1.2N 250 Ekip Dip LSI	1SDA072672R1	6.702,00	20,000	1
				E1.2N 250 Ekip Dip LSIG	1SDA072673R1	7.727,00	20,000	1
				E1.2N 250 Ekip Touch LI	1SDA072674R1	6.898,00	20,000	1
				E1.2N 250 Ekip Touch LSI	1SDA072675R1	7.031,00	20,000	1
				E1.2N 250 Ekip Touch LSIG	1SDA072676R1	8.311,00	20,000	1
				E1.2N 250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072678R1	11.549,00	20,000	1
				E1.2N 250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072679R1	12.581,00	20,000	1
	630	66	50	E1.2N 630 Ekip Dip LI	1SDA072701R1	6.905,00	20,000	1
				E1.2N 630 Ekip Dip LSI	1SDA072702R1	7.045,00	20,000	1
				E1.2N 630 Ekip Dip LSIG	1SDA072703R1	8.127,00	20,000	1
				E1.2N 630 Ekip Touch LI	1SDA072704R1	7.253,00	20,000	1
				E1.2N 630 Ekip Touch LSI	1SDA072705R1	7.392,00	20,000	1
				E1.2N 630 Ekip Touch LSIG	1SDA072706R1	8.736,00	20,000	1
				E1.2N 630 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072708R1	12.140,00	20,000	1
				E1.2N 630 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072709R1	13.224,00	20,000	1
	800	66	50	E1.2N 800 Ekip Dip LI	1SDA072741R1	6.905,00	20,000	1
				E1.2N 800 Ekip Dip LSI	1SDA072742R1	7.045,00	20,000	1
				E1.2N 800 Ekip Dip LSIG	1SDA072743R1	8.127,00	20,000	1
				E1.2N 800 Ekip Touch LI	1SDA072744R1	7.253,00	20,000	1
				E1.2N 800 Ekip Touch LSI	1SDA072745R1	7.392,00	20,000	1
				E1.2N 800 Ekip Touch LSIG	1SDA072746R1	8.736,00	20,000	1
				E1.2N 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072748R1	12.140,00	20,000	1
				E1.2N 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072749R1	13.224,00	20,000	1
	1.000	66	50	E1.2N 1000 Ekip Dip LI	1SDA072781R1	7.577,00	20,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Dip LSI	1SDA072782R1	7.728,00	20,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA072783R1	8.918,00	20,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Touch LI	1SDA072784R1	7.958,00	20,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Touch LSI	1SDA072785R1	8.115,00	20,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA072786R1	9.589,00	20,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072788R1	13.326,00	20,000	1
				E1.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072789R1	14.515,00	20,000	1
	1.250	66	50	E1.2N 1250 Ekip Dip LI	1SDA072821R1	8.552,00	20,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Dip LSI	1SDA072822R1	8.704,00	20,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA072823R1	9.894,00	20,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Touch LI	1SDA072824R1	8.936,00	20,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Touch LSI	1SDA072825R1	9.091,00	20,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA072826R1	10.566,00	20,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072828R1	14.305,00	20,000	1
				E1.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072829R1	15.492,00	20,000	1
	1.600	66	50	E1.2N 1600 Ekip Dip LI	1SDA072861R1	13.201,00	20,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072862R1	13.360,00	20,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072863R1	14.589,00	20,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Touch LI	1SDA072864R1	13.596,00	20,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072865R1	13.756,00	20,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072866R1	15.281,00	20,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072868R1	19.141,00	20,000	1
				E1.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072869R1	20.369,00	20,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2B - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2B	1.600	42	42	E2.2B 1600 Ekip Dip LI	1SDA072331R1	10.182,00	48,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072332R1	10.361,00	48,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072333R1	11.746,00	48,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Touch LI	1SDA072334R1	10.629,00	48,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072335R1	10.808,00	48,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072336R1	12.529,00	48,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072338R1	16.888,00	48,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072339R1	18.276,00	48,000	1
	2.000	42	42	E2.2B 2000 Ekip Dip LI	1SDA072371R1	12.107,00	48,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Dip LSI	1SDA072372R1	12.276,00	48,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA072373R1	13.596,00	48,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Touch LI	1SDA072374R1	12.532,00	48,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Touch LSI	1SDA072375R1	12.705,00	48,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA072376R1	14.344,00	48,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072378R1	18.495,00	48,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072379R1	19.813,00	48,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2B - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2B	1.600	42	42	E2.2B 1600 Ekip Dip LI	1SDA072961R1	13.540,00	55,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072962R1	13.716,00	55,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072963R1	15.104,00	55,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Touch LI	1SDA072964R1	13.985,00	55,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072965R1	14.164,00	55,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072966R1	15.887,00	55,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072968R1	20.245,00	55,000	1
				E2.2B 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072969R1	21.633,00	55,000	1
	2.000	42	42	E2.2B 2000 Ekip Dip LI	1SDA073001R1	16.103,00	55,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Dip LSI	1SDA073002R1	16.272,00	55,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA073003R1	17.593,00	55,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Touch LI	1SDA073004R1	16.524,00	55,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Touch LSI	1SDA073005R1	16.697,00	55,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA073006R1	18.336,00	55,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073008R1	22.490,00	55,000	1
				E2.2B 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073009R1	23.811,00	55,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2N - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2N	800	66	66	E2.2N 800 Ekip Dip LI	1SDA072241R1	6.201,00	48,000	1
				E2.2N 800 Ekip Dip LSI	1SDA072242R1	6.367,00	48,000	1
				E2.2N 800 Ekip Dip LSIG	1SDA072243R1	7.664,00	48,000	1
				E2.2N 800 Ekip Touch LI	1SDA072244R1	6.620,00	48,000	1
				E2.2N 800 Ekip Touch LSI	1SDA072245R1	6.786,00	48,000	1
				E2.2N 800 Ekip Touch LSIG	1SDA072246R1	8.396,00	48,000	1
				E2.2N 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072248R1	12.464,00	48,000	1
				E2.2N 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072249R1	13.756,00	48,000	1
	1.000	66	66	E2.2N 1000 Ekip Dip LI	1SDA072271R1	6.332,00	48,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Dip LSI	1SDA072272R1	6.498,00	48,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA072273R1	7.821,00	48,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Touch LI	1SDA072274R1	6.758,00	48,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Touch LSI	1SDA072275R1	6.924,00	48,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA072276R1	8.565,00	48,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072278R1	12.716,00	48,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072279R1	14.038,00	48,000	1
	1.250	66	66	E2.2N 1250 Ekip Dip LI	1SDA072301R1	7.149,00	48,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Dip LSI	1SDA072302R1	7.316,00	48,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA072303R1	8.636,00	48,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Touch LI	1SDA072304R1	7.570,00	48,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Touch LSI	1SDA072305R1	7.744,00	48,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA072306R1	9.384,00	48,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072308R1	13.535,00	48,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072309R1	14.856,00	48,000	1
	1.600	66	66	E2.2N 1600 Ekip Dip LI	1SDA072341R1	10.673,00	48,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072342R1	10.842,00	48,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072343R1	12.164,00	48,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Touch LI	1SDA072344R1	11.100,00	48,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072345R1	11.269,00	48,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072346R1	12.907,00	48,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072348R1	17.064,00	48,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072349R1	18.382,00	48,000	1
	2.000	66	66	E2.2N 2000 Ekip Dip LI	1SDA072381R1	12.359,00	48,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Dip LSI	1SDA072382R1	12.531,00	48,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA072383R1	13.843,00	48,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Touch LI	1SDA072384R1	12.785,00	48,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Touch LSI	1SDA072385R1	12.955,00	48,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA072386R1	14.596,00	48,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072388R1	18.747,00	48,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072389R1	20.068,00	48,000	1
	2.500	66	66	E2.2N 2500 Ekip Dip LI	1SDA072411R1	17.253,00	48,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Dip LSI	1SDA072412R1	17.426,00	48,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA072413R1	18.739,00	48,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Touch LI	1SDA072414R1	17.681,00	48,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Touch LSI	1SDA072415R1	17.851,00	48,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA072416R1	19.481,00	48,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072418R1	23.641,00	48,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072419R1	24.965,00	48,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2N - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2N	800	66	66	E2.2N 800 Ekip Dip LI	1SDA072871R1	8.246,00	55,000	1
				E2.2N 800 Ekip Dip LSI	1SDA072872R1	8.417,00	55,000	1
				E2.2N 800 Ekip Dip LSIG	1SDA072873R1	9.710,00	55,000	1
				E2.2N 800 Ekip Touch LI	1SDA072874R1	8.669,00	55,000	1
				E2.2N 800 Ekip Touch LSI	1SDA072875R1	8.833,00	55,000	1
				E2.2N 800 Ekip Touch LSIG	1SDA072876R1	10.440,00	55,000	1
				E2.2N 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072878R1	14.511,00	55,000	1
				E2.2N 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072879R1	15.803,00	55,000	1
	1.000	66	66	E2.2N 1000 Ekip Dip LI	1SDA072901R1	8.418,00	55,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Dip LSI	1SDA072902R1	8.588,00	55,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA072903R1	9.908,00	55,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Touch LI	1SDA072904R1	8.844,00	55,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Touch LSI	1SDA072905R1	9.012,00	55,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA072906R1	10.652,00	55,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072908R1	14.804,00	55,000	1
				E2.2N 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072909R1	16.126,00	55,000	1
	1.250	66	66	E2.2N 1250 Ekip Dip LI	1SDA072931R1	9.506,00	55,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Dip LSI	1SDA072932R1	9.675,00	55,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA072933R1	10.994,00	55,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Touch LI	1SDA072934R1	9.930,00	55,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Touch LSI	1SDA072935R1	10.101,00	55,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA072936R1	11.740,00	55,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072938R1	15.891,00	55,000	1
				E2.2N 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072939R1	17.212,00	55,000	1
	1.600	66	66	E2.2N 1600 Ekip Dip LI	1SDA072971R1	14.193,00	55,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072972R1	14.365,00	55,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072973R1	15.686,00	55,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Touch LI	1SDA072974R1	14.619,00	55,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072975R1	14.792,00	55,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072976R1	16.430,00	55,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072978R1	20.584,00	55,000	1
				E2.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072979R1	21.904,00	55,000	1
	2.000	66	66	E2.2N 2000 Ekip Dip LI	1SDA073011R1	16.437,00	55,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Dip LSI	1SDA073012R1	16.608,00	55,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA073013R1	17.928,00	55,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Touch LI	1SDA073014R1	16.864,00	55,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Touch LSI	1SDA073015R1	17.034,00	55,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA073016R1	18.673,00	55,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073018R1	22.824,00	55,000	1
				E2.2N 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073019R1	24.145,00	55,000	1
	2.500	66	66	E2.2N 2500 Ekip Dip LI	1SDA073041R1	22.952,00	55,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Dip LSI	1SDA073042R1	23.121,00	55,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA073043R1	24.440,00	55,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Touch LI	1SDA073044R1	23.376,00	55,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Touch LSI	1SDA073045R1	23.546,00	55,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA073046R1	25.187,00	55,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073048R1	29.338,00	55,000	1
				E2.2N 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073049R1	30.658,00	55,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2S - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2S	250	85	66	E2.2S 250 Ekip Dip LI	1SDA073648R1	6.303,00	48,000	1
				E2.2S 250 Ekip Dip LSI	1SDA073649R1	6.456,00	48,000	1
				E2.2S 250 Ekip Dip LSIG	1SDA073650R1	7.654,00	48,000	1
				E2.2S 250 Ekip Touch LI	1SDA073651R1	6.687,00	48,000	1
				E2.2S 250 Ekip Touch LSI	1SDA073652R1	6.843,00	48,000	1
				E2.2S 250 Ekip Touch LSIG	1SDA073653R1	8.333,00	48,000	1
				E2.2S 250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073655R1	12.109,00	48,000	1
				E2.2S 250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073656R1	13.308,00	48,000	1
	800	85	66	E2.2S 800 Ekip Dip LI	1SDA072251R1	6.929,00	48,000	1
				E2.2S 800 Ekip Dip LSI	1SDA072252R1	7.103,00	48,000	1
				E2.2S 800 Ekip Dip LSIG	1SDA072253R1	8.424,00	48,000	1
				E2.2S 800 Ekip Touch LI	1SDA072254R1	7.357,00	48,000	1
				E2.2S 800 Ekip Touch LSI	1SDA072255R1	7.528,00	48,000	1
				E2.2S 800 Ekip Touch LSIG	1SDA072256R1	9.165,00	48,000	1
				E2.2S 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072258R1	13.318,00	48,000	1
				E2.2S 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072259R1	14.641,00	48,000	1
	1.000	85	66	E2.2S 1000 Ekip Dip LI	1SDA072281R1	7.377,00	48,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Dip LSI	1SDA072282R1	7.549,00	48,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA072283R1	8.868,00	48,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Touch LI	1SDA072284R1	7.806,00	48,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Touch LSI	1SDA072285R1	7.972,00	48,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA072286R1	9.610,00	48,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072288R1	13.764,00	48,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072289R1	15.085,00	48,000	1
	1.250	85	66	E2.2S 1250 Ekip Dip LI	1SDA072311R1	8.228,00	48,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Dip LSI	1SDA072312R1	8.398,00	48,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA072313R1	9.717,00	48,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Touch LI	1SDA072314R1	8.652,00	48,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Touch LSI	1SDA072315R1	8.823,00	48,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA072316R1	10.464,00	48,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072318R1	14.614,00	48,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072319R1	15.933,00	48,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2S - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2S	250	85	66	E2.2S 250 Ekip Dip LI	1SDA073658R1	8.381,00	55,000	1
				E2.2S 250 Ekip Dip LSI	1SDA073659R1	8.535,00	55,000	1
				E2.2S 250 Ekip Dip LSIG	1SDA073660R1	9.735,00	55,000	1
				E2.2S 250 Ekip Touch LI	1SDA073661R1	8.768,00	55,000	1
				E2.2S 250 Ekip Touch LSI	1SDA073662R1	8.921,00	55,000	1
				E2.2S 250 Ekip Touch LSIG	1SDA073663R1	10.413,00	55,000	1
				E2.2S 250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073665R1	14.188,00	55,000	1
				E2.2S 250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073666R1	15.390,00	55,000	1
	800	85	66	E2.2S 800 Ekip Dip LI	1SDA072881R1	9.219,00	55,000	1
				E2.2S 800 Ekip Dip LSI	1SDA072882R1	9.391,00	55,000	1
				E2.2S 800 Ekip Dip LSIG	1SDA072883R1	10.709,00	55,000	1
				E2.2S 800 Ekip Touch LI	1SDA072884R1	9.645,00	55,000	1
				E2.2S 800 Ekip Touch LSI	1SDA072885R1	9.814,00	55,000	1
				E2.2S 800 Ekip Touch LSIG	1SDA072886R1	11.453,00	55,000	1
				E2.2S 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072888R1	15.604,00	55,000	1
				E2.2S 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072889R1	16.929,00	55,000	1
	1.000	85	66	E2.2S 1000 Ekip Dip LI	1SDA072911R1	9.808,00	55,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Dip LSI	1SDA072912R1	9.981,00	55,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA072913R1	11.302,00	55,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Touch LI	1SDA072914R1	10.239,00	55,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Touch LSI	1SDA072915R1	10.409,00	55,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA072916R1	12.044,00	55,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072918R1	16.199,00	55,000	1
				E2.2S 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072919R1	17.521,00	55,000	1
	1.250	85	66	E2.2S 1250 Ekip Dip LI	1SDA072941R1	10.940,00	55,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Dip LSI	1SDA072942R1	11.112,00	55,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA072943R1	12.431,00	55,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Touch LI	1SDA072944R1	11.367,00	55,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Touch LSI	1SDA072945R1	11.536,00	55,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA072946R1	13.175,00	55,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072948R1	17.331,00	55,000	1
				E2.2S 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072949R1	18.651,00	55,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2S - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2S	1.600	85	66	E2.2S 1600 Ekip Dip LI	1SDA072351R1	12.121,00	48,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072352R1	12.287,00	48,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072353R1	13.611,00	48,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Touch LI	1SDA072354R1	12.547,00	48,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072355R1	12.714,00	48,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072356R1	14.357,00	48,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072358R1	18.509,00	48,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072359R1	19.827,00	48,000	1
	2.000	85	66	E2.2S 2000 Ekip Dip LI	1SDA072391R1	13.976,00	48,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Dip LSI	1SDA072392R1	14.146,00	48,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA072393R1	15.459,00	48,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Touch LI	1SDA072394R1	14.401,00	48,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Touch LSI	1SDA072395R1	14.572,00	48,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA072396R1	16.212,00	48,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072398R1	20.364,00	48,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072399R1	21.685,00	48,000	1
	2.500	85	66	E2.2S 2500 Ekip Dip LI	1SDA072421R1	18.266,00	48,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Dip LSI	1SDA072422R1	18.438,00	48,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA072423R1	19.758,00	48,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Touch LI	1SDA072424R1	18.692,00	48,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Touch LSI	1SDA072425R1	18.863,00	48,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA072426R1	20.504,00	48,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072428R1	24.654,00	48,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072429R1	25.973,00	48,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2S - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2S	1.600	85	66	E2.2S 1600 Ekip Dip LI	1SDA072981R1	16.116,00	55,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072982R1	16.288,00	55,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072983R1	17.609,00	55,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Touch LI	1SDA072984R1	16.545,00	55,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072985R1	16.715,00	55,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072986R1	18.353,00	55,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072988R1	22.506,00	55,000	1
				E2.2S 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072989R1	23.829,00	55,000	1
	2.000	85	66	E2.2S 2000 Ekip Dip LI	1SDA073021R1	18.588,00	55,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Dip LSI	1SDA073022R1	18.748,00	55,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA073023R1	20.079,00	55,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Touch LI	1SDA073024R1	19.014,00	55,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Touch LSI	1SDA073025R1	19.185,00	55,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA073026R1	20.826,00	55,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073028R1	24.978,00	55,000	1
				E2.2S 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073029R1	26.296,00	55,000	1
	2.500	85	66	E2.2S 2500 Ekip Dip LI	1SDA073051R1	24.294,00	55,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Dip LSI	1SDA073052R1	24.466,00	55,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA073053R1	25.785,00	55,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Touch LI	1SDA073054R1	24.724,00	55,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Touch LSI	1SDA073055R1	24.893,00	55,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA073056R1	26.531,00	55,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073058R1	30.685,00	55,000	1
				E2.2S 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073059R1	32.006,00	55,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2H - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2H	800	100	85	E2.2H 800 Ekip Dip LI	1SDA072261R1	7.395,00	48,000	1
				E2.2H 800 Ekip Dip LSI	1SDA072262R1	7.565,00	48,000	1
				E2.2H 800 Ekip Dip LSIG	1SDA072263R1	8.884,00	48,000	1
				E2.2H 800 Ekip Touch LI	1SDA072264R1	7.822,00	48,000	1
				E2.2H 800 Ekip Touch LSI	1SDA072265R1	7.992,00	48,000	1
				E2.2H 800 Ekip Touch LSIG	1SDA072266R1	9.633,00	48,000	1
				E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072268R1	13.784,00	48,000	1
				E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072269R1	15.106,00	48,000	1
	1.000	100	85	E2.2H 1000 Ekip Dip LI	1SDA072291R1	7.786,00	48,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Dip LSI	1SDA072292R1	7.957,00	48,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA072293R1	9.278,00	48,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Touch LI	1SDA072294R1	8.210,00	48,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Touch LSI	1SDA072295R1	8.384,00	48,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA072296R1	10.023,00	48,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072298R1	14.174,00	48,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072299R1	15.498,00	48,000	1
	1.250	100	85	E2.2H 1250 Ekip Dip LI	1SDA072321R1	8.785,00	48,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Dip LSI	1SDA072322R1	8.954,00	48,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA072323R1	10.276,00	48,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Touch LI	1SDA072324R1	9.209,00	48,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Touch LSI	1SDA072325R1	9.382,00	48,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA072326R1	11.020,00	48,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072328R1	15.173,00	48,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072329R1	16.495,00	48,000	1
	1.600	100	85	E2.2H 1600 Ekip Dip LI	1SDA072361R1	13.415,00	48,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072362R1	13.593,00	48,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072363R1	14.983,00	48,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Touch LI	1SDA072364R1	13.866,00	48,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072365R1	14.040,00	48,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072366R1	15.764,00	48,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072368R1	20.122,00	48,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072369R1	21.509,00	48,000	1
	2.000	100	85	E2.2H 2000 Ekip Dip LI	1SDA072401R1	14.767,00	48,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Dip LSI	1SDA072402R1	14.939,00	48,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA072403R1	16.259,00	48,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Touch LI	1SDA072404R1	15.193,00	48,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Touch LSI	1SDA072405R1	15.365,00	48,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA072406R1	17.005,00	48,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072408R1	21.155,00	48,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072409R1	22.475,00	48,000	1
	2.500	100	85	E2.2H 2500 Ekip Dip LI	1SDA072431R1	19.200,00	48,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Dip LSI	1SDA072432R1	19.372,00	48,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA072433R1	20.680,00	48,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Touch LI	1SDA072434R1	19.627,00	48,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Touch LSI	1SDA072435R1	19.798,00	48,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA072436R1	21.438,00	48,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072438R1	25.591,00	48,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072439R1	26.912,00	48,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E2.2H - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2H	800	100	85	E2.2H 800 Ekip Dip LI	1SDA072891R1	9.836,00	55,000	1
				E2.2H 800 Ekip Dip LSI	1SDA072892R1	10.006,00	55,000	1
				E2.2H 800 Ekip Dip LSIG	1SDA072893R1	11.328,00	55,000	1
				E2.2H 800 Ekip Touch LI	1SDA072894R1	10.261,00	55,000	1
				E2.2H 800 Ekip Touch LSI	1SDA072895R1	10.434,00	55,000	1
				E2.2H 800 Ekip Touch LSIG	1SDA072896R1	12.073,00	55,000	1
				E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072898R1	16.225,00	55,000	1
				E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072899R1	17.545,00	55,000	1
	1.000	100	85	E2.2H 1000 Ekip Dip LI	1SDA072921R1	10.360,00	55,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Dip LSI	1SDA072922R1	10.529,00	55,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Dip LSIG	1SDA072923R1	11.848,00	55,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Touch LI	1SDA072924R1	10.783,00	55,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Touch LSI	1SDA072925R1	10.956,00	55,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Touch LSIG	1SDA072926R1	12.594,00	55,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072928R1	16.748,00	55,000	1
				E2.2H 1000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072929R1	18.068,00	55,000	1
	1.250	100	85	E2.2H 1250 Ekip Dip LI	1SDA072951R1	11.682,00	55,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Dip LSI	1SDA072952R1	11.852,00	55,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Dip LSIG	1SDA072953R1	13.171,00	55,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Touch LI	1SDA072954R1	12.109,00	55,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Touch LSI	1SDA072955R1	12.278,00	55,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Touch LSIG	1SDA072956R1	13.918,00	55,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072958R1	18.071,00	55,000	1
				E2.2H 1250 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072959R1	19.389,00	55,000	1
	1.600	100	85	E2.2H 1600 Ekip Dip LI	1SDA072991R1	17.842,00	55,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Dip LSI	1SDA072992R1	18.023,00	55,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Dip LSIG	1SDA072993R1	19.409,00	55,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Touch LI	1SDA072994R1	18.288,00	55,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Touch LSI	1SDA072995R1	18.466,00	55,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Touch LSIG	1SDA072996R1	20.190,00	55,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072998R1	24.550,00	55,000	1
				E2.2H 1600 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072999R1	25.935,00	55,000	1
	2.000	100	85	E2.2H 2000 Ekip Dip LI	1SDA073031R1	19.642,00	55,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Dip LSI	1SDA073032R1	19.812,00	55,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA073033R1	21.134,00	55,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Touch LI	1SDA073034R1	20.068,00	55,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Touch LSI	1SDA073035R1	20.237,00	55,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA073036R1	21.878,00	55,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073038R1	26.029,00	55,000	1
				E2.2H 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073039R1	27.352,00	55,000	1
	2.500	100	85	E2.2H 2500 Ekip Dip LI	1SDA073061R1	25.540,00	55,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Dip LSI	1SDA073062R1	25.710,00	55,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA073063R1	27.029,00	55,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Touch LI	1SDA073064R1	25.965,00	55,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Touch LSI	1SDA073065R1	26.135,00	55,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA073066R1	27.776,00	55,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073068R1	31.925,00	55,000	1
				E2.2H 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073069R1	33.247,00	55,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E4.2N-S-H - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2N	3.200	66	66	E4.2N 3200 Ekip Dip LI	1SDA072491R1	20.027,00	60,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Dip LSI	1SDA072492R1	20.199,00	60,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA072493R1	21.514,00	60,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Touch LI	1SDA072494R1	20.452,00	60,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Touch LSI	1SDA072495R1	20.621,00	60,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA072496R1	22.261,00	60,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072498R1	26.412,00	60,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072499R1	27.734,00	60,000	1
	4.000	66	66	E4.2N 4000 Ekip Dip LI	1SDA072541R1	28.711,00	60,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Dip LSI	1SDA072542R1	28.878,00	60,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA072543R1	30.156,00	60,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Touch LI	1SDA072544R1	29.125,00	60,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Touch LSI	1SDA072545R1	29.287,00	60,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA072546R1	30.879,00	60,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072548R1	34.907,00	60,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072549R1	36.188,00	60,000	1
E4.2S	3.200	85	66	E4.2S 3200 Ekip Dip LI	1SDA072501R1	20.790,00	60,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Dip LSI	1SDA072502R1	20.958,00	60,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA072503R1	22.280,00	60,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Touch LI	1SDA072504R1	21.213,00	60,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Touch LSI	1SDA072505R1	21.385,00	60,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA072506R1	23.024,00	60,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072508R1	27.175,00	60,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072509R1	28.495,00	60,000	1
	4.000	85	66	E4.2S 4000 Ekip Dip LI	1SDA072551R1	29.600,00	60,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Dip LSI	1SDA072552R1	29.770,00	60,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA072553R1	31.090,00	60,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Touch LI	1SDA072554R1	30.023,00	60,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Touch LSI	1SDA072555R1	30.196,00	60,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA072556R1	31.837,00	60,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072558R1	35.987,00	60,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072559R1	37.309,00	60,000	1
E4.2H	3.200	100	85	E4.2H 3200 Ekip Dip LI	1SDA072511R1	22.320,00	60,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Dip LSI	1SDA072512R1	22.490,00	60,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA072513R1	23.811,00	60,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Touch LI	1SDA072514R1	22.745,00	60,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Touch LSI	1SDA072515R1	22.914,00	60,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA072516R1	24.554,00	60,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072518R1	28.708,00	60,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072519R1	30.027,00	60,000	1
	4.000	100	85	E4.2H 4000 Ekip Dip LI	1SDA072561R1	31.729,00	60,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Dip LSI	1SDA072562R1	31.902,00	60,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA072563R1	33.206,00	60,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Touch LI	1SDA072564R1	32.157,00	60,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Touch LSI	1SDA072565R1	32.327,00	60,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA072566R1	33.969,00	60,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072568R1	38.117,00	60,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072569R1	39.419,00	60,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E4.2N-S-H - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2N	3.200	66	66	E4.2N 3200 Ekip Dip LI	1SDA073121R1	26.633,00	74,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Dip LSI	1SDA073122R1	26.805,00	74,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA073123R1	28.124,00	74,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Touch LI	1SDA073124R1	27.062,00	74,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Touch LSI	1SDA073125R1	27.230,00	74,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA073126R1	28.870,00	74,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073128R1	33.021,00	74,000	1
				E4.2N 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073129R1	34.342,00	74,000	1
	4.000	66	66	E4.2N 4000 Ekip Dip LI	1SDA073171R1	38.188,00	74,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Dip LSI	1SDA073172R1	38.353,00	74,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA073173R1	39.635,00	74,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Touch LI	1SDA073174R1	38.600,00	74,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Touch LSI	1SDA073175R1	38.763,00	74,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA073176R1	40.353,00	74,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073178R1	44.383,00	74,000	1
				E4.2N 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073179R1	45.664,00	74,000	1
E4.2S	3.200	85	66	E4.2S 3200 Ekip Dip LI	1SDA073131R1	27.648,00	74,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Dip LSI	1SDA073132R1	27.815,00	74,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA073133R1	29.137,00	74,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Touch LI	1SDA073134R1	28.072,00	74,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Touch LSI	1SDA073135R1	28.243,00	74,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA073136R1	29.881,00	74,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073138R1	34.035,00	74,000	1
				E4.2S 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073139R1	35.355,00	74,000	1
	4.000	85	66	E4.2S 4000 Ekip Dip LI	1SDA073181R1	39.369,00	74,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Dip LSI	1SDA073182R1	39.539,00	74,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA073183R1	40.859,00	74,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Touch LI	1SDA073184R1	39.793,00	74,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Touch LSI	1SDA073185R1	39.966,00	74,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA073186R1	41.603,00	74,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073188R1	45.756,00	74,000	1
				E4.2S 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073189R1	47.076,00	74,000	1
E4.2H	3.200	100	85	E4.2H 3200 Ekip Dip LI	1SDA073141R1	29.683,00	74,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Dip LSI	1SDA073142R1	29.860,00	74,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA073143R1	31.176,00	74,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Touch LI	1SDA073144R1	30.113,00	74,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Touch LSI	1SDA073145R1	30.283,00	74,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA073146R1	31.918,00	74,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073148R1	36.075,00	74,000	1
				E4.2H 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073149R1	37.395,00	74,000	1
	4.000	100	85	E4.2H 4000 Ekip Dip LI	1SDA073191R1	42.202,00	74,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Dip LSI	1SDA073192R1	42.372,00	74,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA073193R1	43.691,00	74,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Touch LI	1SDA073194R1	42.627,00	74,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Touch LSI	1SDA073195R1	42.798,00	74,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA073196R1	44.439,00	74,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073198R1	48.588,00	74,000	1
				E4.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073199R1	49.911,00	74,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E4.2V - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2V	2.000	150	100	E4.2V 2000 Ekip Dip LI	1SDA072451R1	17.697,00	60,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Dip LSI	1SDA072452R1	17.885,00	60,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA072453R1	19.336,00	60,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Touch LI	1SDA072454R1	18.166,00	60,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Touch LSI	1SDA072455R1	18.352,00	60,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA072456R1	20.157,00	60,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072458R1	24.726,00	60,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072459R1	26.174,00	60,000	1
	2.500	150	100	E4.2V 2500 Ekip Dip LI	1SDA072471R1	23.372,00	60,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Dip LSI	1SDA072472R1	23.560,00	60,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA072473R1	25.010,00	60,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Touch LI	1SDA072474R1	23.838,00	60,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Touch LSI	1SDA072475R1	24.026,00	60,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA072476R1	25.830,00	60,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072478R1	30.400,00	60,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072479R1	31.851,00	60,000	1
	3.200	150	100	E4.2V 3200 Ekip Dip LI	1SDA072521R1	27.492,00	60,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Dip LSI	1SDA072522R1	27.664,00	60,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA072523R1	28.984,00	60,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Touch LI	1SDA072524R1	27.919,00	60,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Touch LSI	1SDA072525R1	28.091,00	60,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA072526R1	29.729,00	60,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072528R1	33.881,00	60,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072529R1	35.204,00	60,000	1
	4.000	150	100	E4.2V 4000 Ekip Dip LI	1SDA072571R1	38.664,00	60,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Dip LSI	1SDA072572R1	38.832,00	60,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA072573R1	40.153,00	60,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Touch LI	1SDA072574R1	39.088,00	60,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Touch LSI	1SDA072575R1	39.259,00	60,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA072576R1	40.900,00	60,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072578R1	45.052,00	60,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072579R1	46.372,00	60,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E4.2V - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2V	2.000	150	100	E4.2V 2000 Ekip Dip LI	1SDA073081R1	23.535,00	74,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Dip LSI	1SDA073082R1	23.723,00	74,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Dip LSIG	1SDA073083R1	25.173,00	74,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Touch LI	1SDA073084R1	23.995,00	74,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Touch LSI	1SDA073085R1	24.193,00	74,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Touch LSIG	1SDA073086R1	25.998,00	74,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073088R1	30.565,00	74,000	1
				E4.2V 2000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073089R1	32.015,00	74,000	1
	2.500	150	100	E4.2V 2500 Ekip Dip LI	1SDA073101R1	31.087,00	74,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Dip LSI	1SDA073102R1	31.274,00	74,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Dip LSIG	1SDA073103R1	32.726,00	74,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Touch LI	1SDA073104R1	31.556,00	74,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Touch LSI	1SDA073105R1	31.743,00	74,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Touch LSIG	1SDA073106R1	33.547,00	74,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073108R1	38.111,00	74,000	1
				E4.2V 2500 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073109R1	39.566,00	74,000	1
	3.200	150	100	E4.2V 3200 Ekip Dip LI	1SDA073151R1	36.569,00	74,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Dip LSI	1SDA073152R1	36.737,00	74,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Dip LSIG	1SDA073153R1	38.056,00	74,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Touch LI	1SDA073154R1	36.995,00	74,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Touch LSI	1SDA073155R1	37.164,00	74,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Touch LSIG	1SDA073156R1	38.804,00	74,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073158R1	42.956,00	74,000	1
				E4.2V 3200 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073159R1	44.277,00	74,000	1
	4.000	150	100	E4.2V 4000 Ekip Dip LI	1SDA073201R1	51.420,00	74,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Dip LSI	1SDA073202R1	51.589,00	74,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA073203R1	52.910,00	74,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Touch LI	1SDA073204R1	51.844,00	74,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Touch LSI	1SDA073205R1	52.015,00	74,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA073206R1	53.658,00	74,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073208R1	57.808,00	74,000	1
				E4.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073209R1	59.128,00	74,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E6.2H-V - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H	4.000	100	100	E6.2H 4000 Ekip Dip LI	1SDA072581R1	40.337,00	120,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Dip LSI	1SDA072582R1	40.508,00	120,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA072583R1	41.827,00	120,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Touch LI	1SDA072584R1	40.763,00	120,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Touch LSI	1SDA072585R1	40.934,00	120,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA072586R1	42.573,00	120,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072588R1	46.724,00	120,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072589R1	48.045,00	120,000	1
	5.000	100	100	E6.2H 5000 Ekip Dip LI	1SDA072611R1	50.108,00	120,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Dip LSI	1SDA072612R1	50.277,00	120,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Dip LSIG	1SDA072613R1	51.597,00	120,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Touch LI	1SDA072614R1	50.533,00	120,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Touch LSI	1SDA072615R1	50.703,00	120,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Touch LSIG	1SDA072616R1	52.344,00	120,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072618R1	56.495,00	120,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072619R1	57.813,00	120,000	1
	6.300	100	100	E6.2H 6300 Ekip Dip LI	1SDA072641R1	65.968,00	120,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Dip LSI	1SDA072642R1	66.141,00	120,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Dip LSIG	1SDA072643R1	67.462,00	120,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Touch LI	1SDA072644R1	66.396,00	120,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Touch LSI	1SDA072645R1	66.568,00	120,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Touch LSIG	1SDA072646R1	68.205,00	120,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072648R1	72.358,00	120,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072649R1	73.682,00	120,000	1
E6.2V	4.000	150	100	E6.2V 4000 Ekip Dip LI	1SDA072591R1	44.749,00	120,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Dip LSI	1SDA072592R1	44.917,00	120,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA072593R1	46.237,00	120,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Touch LI	1SDA072594R1	45.173,00	120,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Touch LSI	1SDA072595R1	45.343,00	120,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA072596R1	46.983,00	120,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072598R1	51.135,00	120,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072599R1	52.455,00	120,000	1
	5.000	150	100	E6.2V 5000 Ekip Dip LI	1SDA072621R1	53.726,00	120,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Dip LSI	1SDA072622R1	53.894,00	120,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Dip LSIG	1SDA072623R1	55.215,00	120,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Touch LI	1SDA072624R1	54.152,00	120,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Touch LSI	1SDA072625R1	54.320,00	120,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Touch LSIG	1SDA072626R1	55.962,00	120,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072628R1	60.112,00	120,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072629R1	61.431,00	120,000	1
	6.300	150	100	E6.2V 6300 Ekip Dip LI	1SDA072651R1	75.546,00	120,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Dip LSI	1SDA072652R1	75.717,00	120,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Dip LSIG	1SDA072653R1	77.037,00	120,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Touch LI	1SDA072654R1	75.973,00	120,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Touch LSI	1SDA072655R1	76.143,00	120,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Touch LSIG	1SDA072656R1	77.784,00	120,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA072658R1	81.937,00	120,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA072659R1	83.254,00	120,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E6.2H-V - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H	4.000	100	100	E6.2H 4000 Ekip Dip LI	1SDA073211R1	53.646,00	134,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Dip LSI	1SDA073212R1	53.820,00	134,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA073213R1	55.138,00	134,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Touch LI	1SDA073214R1	54.073,00	134,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Touch LSI	1SDA073215R1	54.246,00	134,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA073216R1	55.885,00	134,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073218R1	60.038,00	134,000	1
				E6.2H 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073219R1	61.358,00	134,000	1
	5.000	100	100	E6.2H 5000 Ekip Dip LI	1SDA073241R1	66.642,00	134,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Dip LSI	1SDA073242R1	66.811,00	134,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Dip LSIG	1SDA073243R1	68.132,00	134,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Touch LI	1SDA073244R1	67.066,00	134,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Touch LSI	1SDA073245R1	67.237,00	134,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Touch LSIG	1SDA073246R1	68.877,00	134,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073248R1	73.030,00	134,000	1
				E6.2H 5000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073249R1	74.350,00	134,000	1
	6.300	100	100	E6.2H 6300 Ekip Dip LI	1SDA073271R1	87.741,00	134,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Dip LSI	1SDA073272R1	87.912,00	134,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Dip LSIG	1SDA073273R1	89.232,00	134,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Touch LI	1SDA073274R1	88.167,00	134,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Touch LSI	1SDA073275R1	88.339,00	134,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Touch LSIG	1SDA073276R1	89.975,00	134,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073278R1	94.128,00	134,000	1
				E6.2H 6300 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073279R1	95.449,00	134,000	1
E6.2V	4.000	150	100	E6.2V 4000 Ekip Dip LI	1SDA073221R1	59.511,00	134,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Dip LSI	1SDA073222R1	59.683,00	134,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA073223R1	61.002,00	134,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Touch LI	1SDA073224R1	59.940,00	134,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Touch LSI	1SDA073225R1	60.107,00	134,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA073226R1	61.749,00	134,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073228R1	65.900,00	134,000	1
				E6.2V 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073229R1	67.220,00	134,000	1
	5.000	150	100	E6.2V 5000 Ekip Dip LI	1SDA073251R1	71.451,00	134,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Dip LSI	1SDA073252R1	71.624,00	134,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Dip LSIG	1SDA073253R1	72.946,00	134,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Touch LI	1SDA073254R1	71.880,00	134,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Touch LSI	1SDA073255R1	72.051,00	134,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Touch LSIG	1SDA073256R1	73.690,00	134,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073258R1	77.843,00	134,000	1
				E6.2V 5000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073259R1	79.164,00	134,000	1
	6.300	150	100	E6.2V 6300 Ekip Dip LI	1SDA073281R1	100.477,00	134,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Dip LSI	1SDA073282R1	100.648,00	134,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Dip LSIG	1SDA073283R1	101.968,00	134,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Touch LI	1SDA073284R1	100.903,00	134,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Touch LSI	1SDA073285R1	101.072,00	134,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Touch LSIG	1SDA073286R1	102.715,00	134,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073288R1	106.864,00	134,000	1
				E6.2V 6300 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073289R1	108.184,00	134,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version zur Energieverteilung

Technische Daten

Emax E6.2H-V/f Full size - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Bau-größe	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H/f	4.000	100	100	E6.2H/f 4000 Ekip Dip LI	1SDA073301R1	56.987,00	148,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Dip LSI	1SDA073302R1	57.170,00	148,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA073303R1	58.626,00	148,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Touch LI	1SDA073304R1	57.454,00	148,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Touch LSI	1SDA073305R1	57.639,00	148,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA073306R1	59.446,00	148,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073308R1	64.012,00	148,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073309R1	65.464,00	148,000	1
	5.000	100	100	E6.2H/f 5000 Ekip Dip LI	1SDA073331R1	70.959,00	148,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Dip LSI	1SDA073332R1	71.144,00	148,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Dip LSIG	1SDA073333R1	72.596,00	148,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Touch LI	1SDA073334R1	71.427,00	148,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Touch LSI	1SDA073335R1	71.613,00	148,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Touch LSIG	1SDA073336R1	73.416,00	148,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073338R1	77.985,00	148,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073339R1	79.437,00	148,000	1
	6.300	100	100	E6.2H/f 6300 Ekip Dip LI	1SDA073361R1	93.645,00	148,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Dip LSI	1SDA073362R1	93.830,00	148,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Dip LSIG	1SDA073363R1	95.281,00	148,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Touch LI	1SDA073364R1	94.110,00	148,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Touch LSI	1SDA073365R1	94.300,00	148,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Touch LSIG	1SDA073366R1	96.102,00	148,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073368R1	100.668,00	148,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073369R1	102.123,00	148,000	1
E6.2V/f	4.000	150	100	E6.2V/f 4000 Ekip Dip LI	1SDA073311R1	63.292,00	148,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Dip LSI	1SDA073312R1	63.478,00	148,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Dip LSIG	1SDA073313R1	64.931,00	148,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Touch LI	1SDA073314R1	63.759,00	148,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Touch LSI	1SDA073315R1	63.947,00	148,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Touch LSIG	1SDA073316R1	65.751,00	148,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073318R1	70.322,00	148,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073319R1	71.774,00	148,000	1
	5.000	150	100	E6.2V/f 5000 Ekip Dip LI	1SDA073341R1	76.130,00	148,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Dip LSI	1SDA073342R1	76.318,00	148,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Dip LSIG	1SDA073343R1	77.770,00	148,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Touch LI	1SDA073344R1	76.601,00	148,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Touch LSI	1SDA073345R1	76.785,00	148,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Touch LSIG	1SDA073346R1	78.589,00	148,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073348R1	83.158,00	148,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073349R1	84.611,00	148,000	1
	6.300	150	100	E6.2V/f 6300 Ekip Dip LI	1SDA073371R1	107.339,00	148,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Dip LSI	1SDA073372R1	107.522,00	148,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Dip LSIG	1SDA073373R1	108.975,00	148,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Touch LI	1SDA073374R1	107.805,00	148,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Touch LSI	1SDA073375R1	107.990,00	148,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Touch LSIG	1SDA073376R1	109.797,00	148,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Hi-Touch LSI	1SDA073378R1	114.364,00	148,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA073379R1	115.818,00	148,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Notizen

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Generatoren

Technische Daten

Emax E1.2B-C-N - Vorderseitige Anschlüsse (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2B	630	42	42	E1.2B 630 Ekip G Touch LSIG	1SDA070707R1	10.792,00	14,000	1
				E1.2B 630 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070710R1	12.132,00	14,000	1
	800	42	42	E1.2B 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA070747R1	11.116,00	14,000	1
				E1.2B 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070750R1	12.454,00	14,000	1
	1.000	42	42	E1.2B 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA070787R1	11.428,00	14,000	1
				E1.2B 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070790R1	12.767,00	14,000	1
	1.250	42	42	E1.2B 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA070827R1	12.283,00	14,000	1
				E1.2B 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070830R1	13.624,00	14,000	1
	1.600	42	42	E1.2B 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA070867R1	15.525,00	14,000	1
				E1.2B 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070870R1	16.864,00	14,000	1
E1.2B	630	50	42	E1.2C 630 Ekip G Touch LSIG	1SDA070717R1	10.900,00	14,000	1
				E1.2C 630 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070720R1	12.240,00	14,000	1
	800	50	42	E1.2C 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA070757R1	11.236,00	14,000	1
				E1.2C 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070760R1	12.570,00	14,000	1
	1.000	50	42	E1.2C 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA070797R1	11.555,00	14,000	1
				E1.2C 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070800R1	12.894,00	14,000	1
	1.250	50	42	E1.2C 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA070837R1	12.373,00	14,000	1
				E1.2C 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070840R1	13.710,00	14,000	1
	1.600	50	42	E1.2C 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA070877R1	15.677,00	14,000	1
				E1.2C 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070880R1	17.011,00	14,000	1
E1.2N	250	66	50	E1.2N 250 Ekip G Touch LSIG	1SDA070697R1	10.930,00	14,000	1
				E1.2N 250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070700R1	12.268,00	14,000	1
	630	66	50	E1.2N 630 Ekip G Touch LSIG	1SDA070727R1	11.181,00	14,000	1
				E1.2N 630 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070730R1	12.521,00	14,000	1
	800	66	50	E1.2N 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA070767R1	11.629,00	14,000	1
				E1.2N 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070770R1	13.015,00	14,000	1
	1.000	66	50	E1.2N 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA070807R1	11.686,00	14,000	1
				E1.2N 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070810R1	13.023,00	14,000	1
	1.250	66	50	E1.2N 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA070847R1	12.806,00	14,000	1
				E1.2N 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070850R1	14.190,00	14,000	1
	1.600	66	50	E1.2N 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA070887R1	16.223,00	14,000	1
				E1.2N 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070890R1	17.600,00	14,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Generatoren

Technische Daten

Emax E1.2B-C-N - Vorderseitige Anschlüsse (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2B	630	42	42	E1.2B 630 Ekip G Touch LSIG	1SDA071337R1	11.369,00	16,000	1
				E1.2B 630 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071340R1	12.710,00	16,000	1
	800	42	42	E1.2B 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA071377R1	11.778,00	16,000	1
				E1.2B 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071380R1	13.114,00	16,000	1
	1.000	42	42	E1.2B 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071417R1	12.166,00	16,000	1
				E1.2B 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071420R1	13.505,00	16,000	1
	1.250	42	42	E1.2B 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA071457R1	13.238,00	16,000	1
				E1.2B 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071460R1	14.575,00	16,000	1
	1.600	42	42	E1.2B 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA071497R1	17.286,00	16,000	1
				E1.2B 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071500R1	18.625,00	16,000	1
E1.2B	630	50	42	E1.2C 630 Ekip G Touch LSIG	1SDA071347R1	11.506,00	16,000	1
				E1.2C 630 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071350R1	12.845,00	16,000	1
	800	50	42	E1.2C 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA071387R1	11.923,00	16,000	1
				E1.2C 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071390R1	13.261,00	16,000	1
	1.000	50	42	E1.2C 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071427R1	12.325,00	16,000	1
				E1.2C 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071430R1	13.664,00	16,000	1
	1.250	50	42	E1.2C 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA071467R1	13.348,00	16,000	1
				E1.2C 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071470R1	14.683,00	16,000	1
	1.600	50	42	E1.2C 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA071507R1	17.473,00	16,000	1
				E1.2C 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071510R1	18.809,00	16,000	1
E1.2N	250	66	50	E1.2N 250 Ekip G Touch LSIG	1SDA071327R1	11.544,00	16,000	1
				E1.2N 250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071330R1	12.882,00	16,000	1
	630	66	50	E1.2N 630 Ekip G Touch LSIG	1SDA071357R1	11.856,00	16,000	1
				E1.2N 630 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071360R1	13.198,00	16,000	1
	800	66	50	E1.2N 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA071397R1	12.341,00	16,000	1
				E1.2N 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071400R1	13.726,00	16,000	1
	1.000	66	50	E1.2N 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071437R1	12.487,00	16,000	1
				E1.2N 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071440R1	13.825,00	16,000	1
	1.250	66	50	E1.2N 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA071477R1	13.813,00	16,000	1
				E1.2N 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071480R1	15.197,00	16,000	1
	1.600	66	50	E1.2N 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA071517R1	18.084,00	16,000	1
				E1.2N 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071520R1	19.472,00	16,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Generatoren

Technische Daten

Emax E2.2B-N-S-H - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2B	1.600	42	42	E2.2B 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA070987R1	15.842,00	41,000	1
				E2.2B 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070990R1	17.182,00	41,000	1
	2.000	42	42	E2.2B 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071027R1	17.565,00	41,000	1
				E2.2B 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071030R1	18.906,00	41,000	1
E2.2N	800	66	66	E2.2N 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA070897R1	12.190,00	41,000	1
				E2.2N 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070900R1	13.527,00	41,000	1
	1.000	66	66	E2.2N 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA070927R1	12.315,00	41,000	1
				E2.2N 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070930R1	13.653,00	41,000	1
	1.250	66	66	E2.2N 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA070957R1	13.060,00	41,000	1
				E2.2N 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070960R1	14.398,00	41,000	1
	1.600	66	66	E2.2N 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA070997R1	16.266,00	41,000	1
				E2.2N 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071000R1	17.541,00	41,000	1
	2.000	66	66	E2.2N 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071037R1	17.798,00	41,000	1
				E2.2N 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071040R1	19.135,00	41,000	1
	2.500	66	66	E2.2N 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA071067R1	22.246,00	41,000	1
				E2.2N 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071070R1	23.588,00	41,000	1
E2.2S	250	85	66	E2.2S 250 Ekip G Touch LSIG	1SDA073634R1	12.724,00	41,000	1
				E2.2S 250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073637R1	14.067,00	41,000	1
	800	85	66	E2.2S 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA070907R1	12.864,00	41,000	1
				E2.2S 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070910R1	14.204,00	41,000	1
	1.000	85	66	E2.2S 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA070937R1	13.267,00	41,000	1
				E2.2S 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070940R1	14.606,00	41,000	1
	1.250	85	66	E2.2S 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA070967R1	14.039,00	41,000	1
				E2.2S 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070970R1	15.379,00	41,000	1
	1.600	85	66	E2.2S 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA071007R1	17.579,00	41,000	1
				E2.2S 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071010R1	18.916,00	41,000	1
	2.000	85	66	E2.2S 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071047R1	19.266,00	41,000	1
				E2.2S 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071050R1	20.608,00	41,000	1
	2.500	85	66	E2.2S 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA071077R1	23.166,00	41,000	1
				E2.2S 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071080R1	24.509,00	41,000	1
E2.2H	800	100	85	E2.2H 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA070917R1	13.284,00	41,000	1
				E2.2H 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070920R1	14.622,00	41,000	1
	1.000	100	85	E2.2H 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA070947R1	13.639,00	41,000	1
				E2.2H 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070950R1	14.983,00	41,000	1
	1.250	100	85	E2.2H 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA070977R1	14.548,00	41,000	1
				E2.2H 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA070980R1	15.887,00	41,000	1
	1.600	100	85	E2.2H 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA071017R1	18.786,00	41,000	1
				E2.2H 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071020R1	20.122,00	41,000	1
	2.000	100	85	E2.2H 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071057R1	19.986,00	41,000	1
				E2.2H 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071060R1	21.326,00	41,000	1
	2.500	100	85	E2.2H 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA071087R1	24.005,00	41,000	1
				E2.2H 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071090R1	25.357,00	41,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Generatoren

Technische Daten

Emax E2.2B-N-S-H - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2B	1.600	42	42	E2.2B 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA071617R1	17.685,00	53,000	1
				E2.2B 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071620R1	19.025,00	53,000	1
	2.000	42	42	E2.2B 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071657R1	19.839,00	53,000	1
				E2.2B 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071660R1	21.180,00	53,000	1
E2.2N	800	66	66	E2.2N 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA071527R1	13.117,00	53,000	1
				E2.2N 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071530R1	14.456,00	53,000	1
	1.000	66	66	E2.2N 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071557R1	13.274,00	53,000	1
				E2.2N 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071560R1	14.613,00	53,000	1
	1.250	66	66	E2.2N 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA071587R1	14.205,00	53,000	1
				E2.2N 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071590R1	15.542,00	53,000	1
	1.600	66	66	E2.2N 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA071627R1	18.209,00	53,000	1
				E2.2N 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071630R1	19.550,00	53,000	1
	2.000	66	66	E2.2N 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071667R1	20.126,00	53,000	1
				E2.2N 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071670R1	21.466,00	53,000	1
	2.500	66	66	E2.2N 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA071697R1	25.690,00	53,000	1
				E2.2N 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071700R1	27.029,00	53,000	1
E2.2S	250	85	66	E2.2S 250 Ekip G Touch LSIG	1SDA073644R1	13.787,00	53,000	1
				E2.2S 250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073647R1	15.128,00	53,000	1
	800	85	66	E2.2S 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA071537R1	13.959,00	53,000	1
				E2.2S 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071540R1	15.298,00	53,000	1
	1.000	85	66	E2.2S 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071567R1	14.468,00	53,000	1
				E2.2S 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071570R1	15.803,00	53,000	1
	1.250	85	66	E2.2S 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA071597R1	15.432,00	53,000	1
				E2.2S 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071600R1	16.720,00	53,000	1
	1.600	85	66	E2.2S 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA071637R1	19.854,00	53,000	1
				E2.2S 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071640R1	21.193,00	53,000	1
	2.000	85	66	E2.2S 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071677R1	21.962,00	53,000	1
				E2.2S 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071680R1	23.303,00	53,000	1
	2.500	85	66	E2.2S 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA071707R1	26.839,00	53,000	1
				E2.2S 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071710R1	28.178,00	53,000	1
E2.2H	800	100	85	E2.2H 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA071547R1	14.487,00	53,000	1
				E2.2H 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071550R1	15.826,00	53,000	1
	1.000	100	85	E2.2H 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071577R1	14.932,00	53,000	1
				E2.2H 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071580R1	16.271,00	53,000	1
	1.250	100	85	E2.2H 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA071607R1	16.064,00	53,000	1
				E2.2H 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071610R1	17.394,00	53,000	1
	1.600	100	85	E2.2H 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA071647R1	21.362,00	53,000	1
				E2.2H 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071650R1	22.700,00	53,000	1
	2.000	100	85	E2.2H 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071687R1	22.864,00	53,000	1
				E2.2H 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071690R1	24.201,00	53,000	1
	2.500	100	85	E2.2H 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA071717R1	27.904,00	53,000	1
				E2.2H 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071720R1	29.239,00	53,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Generatoren

Technische Daten

Emax E4.2N-S-H-V - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2N	3.200	66	66	E4.2N 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA071147R1	24.764,00	56,000	1
				E4.2N 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071150R1	26.106,00	56,000	1
	4.000	66	66	E4.2N 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071197R1	32.648,00	56,000	1
				E4.2N 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071200R1	33.985,00	56,000	1
E4.2S	3.200	85	66	E4.2S 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA071157R1	25.460,00	56,000	1
				E4.2S 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071160R1	26.799,00	56,000	1
	4.000	85	66	E4.2S 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071207R1	33.471,00	56,000	1
				E4.2S 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071210R1	34.810,00	56,000	1
E4.2H	3.200	100	85	E4.2H 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA071167R1	26.851,00	56,000	1
				E4.2H 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071170R1	28.190,00	56,000	1
	4.000	100	85	E4.2H 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071217R1	35.408,00	56,000	1
				E4.2H 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071220R1	36.746,00	56,000	1
E4.2V	2.000	150	100	E4.2V 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071107R1	22.705,00	56,000	1
				E4.2V 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071110R1	24.044,00	56,000	1
	2.500	150	100	E4.2V 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA071127R1	27.863,00	56,000	1
				E4.2V 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071130R1	29.205,00	56,000	1
	3.200	100	100	E4.2V 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA071177R1	31.556,00	56,000	1
				E4.2V 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071180R1	32.893,00	56,000	1
	4.000	150	100	E4.2V 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071227R1	41.709,00	56,000	1
				E4.2V 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071230R1	43.047,00	56,000	1

Emax E4.2N-S-H-V - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2N	3.200	66	66	E4.2N 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA071777R1	28.839,00	70,000	1
				E4.2N 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071780R1	30.180,00	70,000	1
	4.000	66	66	E4.2N 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071827R1	38.687,00	70,000	1
				E4.2N 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071830R1	40.029,00	70,000	1
E4.2S	3.200	85	66	E4.2S 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA071787R1	29.706,00	70,000	1
				E4.2S 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071790R1	31.043,00	70,000	1
	4.000	85	66	E4.2S 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071837R1	39.718,00	70,000	1
				E4.2S 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071840R1	41.056,00	70,000	1
E4.2H	3.200	100	85	E4.2H 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA071797R1	31.446,00	70,000	1
				E4.2H 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071800R1	32.785,00	70,000	1
	4.000	100	85	E4.2H 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071847R1	42.142,00	70,000	1
				E4.2H 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071850R1	43.481,00	70,000	1
E4.2V	2.000	150	100	E4.2V 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071737R1	26.262,00	70,000	1
				E4.2V 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071740R1	27.599,00	70,000	1
	2.500	150	100	E4.2V 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA071757R1	32.710,00	70,000	1
				E4.2V 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071760R1	34.047,00	70,000	1
	3.200	100	100	E4.2V 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA071807R1	37.325,00	70,000	1
				E4.2V 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071810R1	38.665,00	70,000	1
	4.000	150	100	E4.2V 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071857R1	50.020,00	70,000	1
				E4.2V 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071860R1	51.354,00	70,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Generatoren

Technische Daten

Emax E6.2H-V - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H	4.000	100	100	E6.2H 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071237R1	43.231,00	109,000	1
				E6.2H 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071240R1	44.569,00	109,000	1
	5.000	100	100	E6.2H 5000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071267R1	52.115,00	109,000	1
				E6.2H 5000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071270R1	53.450,00	109,000	1
	6.300	100	100	E6.2H 6300 Ekip G Touch LSIG	1SDA071297R1	66.537,00	109,000	1
				E6.2H 6300 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071300R1	67.874,00	109,000	1
E6.2V	4.000	150	100	E6.2V 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071247R1	47.241,00	109,000	1
				E6.2V 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071250R1	48.410,00	109,000	1
	5.000	100	100	E6.2V 5000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071277R1	55.400,00	109,000	1
				E6.2V 5000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071280R1	56.741,00	109,000	1
	6.300	150	100	E6.2V 6300 Ekip G Touch LSIG	1SDA071307R1	75.238,00	109,000	1
				E6.2V 6300 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071310R1	76.580,00	109,000	1

Emax E6.2H-V - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H	4.000	100	100	E6.2H 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071867R1	51.920,00	125,000	1
				E6.2H 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071870R1	53.259,00	125,000	1
	5.000	100	100	E6.2H 5000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071897R1	63.021,00	125,000	1
				E6.2H 5000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071900R1	64.359,00	125,000	1
	6.300	100	100	E6.2H 6300 Ekip G Touch LSIG	1SDA071927R1	81.048,00	125,000	1
				E6.2H 6300 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071930R1	82.386,00	125,000	1
E6.2V	4.000	150	100	E6.2V 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071877R1	56.934,00	125,000	1
				E6.2V 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071880R1	58.269,00	125,000	1
	5.000	150	100	E6.2V 5000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071907R1	67.133,00	125,000	1
				E6.2V 5000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071910R1	68.473,00	125,000	1
	6.300	150	100	E6.2V 6300 Ekip G Touch LSIG	1SDA071937R1	91.930,00	125,000	1
				E6.2V 6300 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071940R1	93.271,00	125,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Generatoren

Technische Daten

Emax E6.2H-V/f Full size - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H/f	4.000	100	100	E6.2H/f 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071957R1	59.024,00	140,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071960R1	60.497,00	140,000	1
	5.000	100	100	E6.2H/f 5000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071987R1	71.723,00	140,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071990R1	73.201,00	140,000	1
	6.300	100	100	E6.2H/f 6300 Ekip G Touch LSIG	1SDA072017R1	92.349,00	140,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072020R1	93.820,00	140,000	1
E6.2V/f	4.000	150	100	E6.2V/f 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071967R1	64.756,00	140,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA071970R1	66.227,00	140,000	1
	5.000	150	100	E6.2V/f 5000 Ekip G Touch LSIG	1SDA071997R1	76.427,00	140,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072000R1	77.631,00	140,000	1
	6.300	150	100	E6.2V/f 6300 Ekip G Touch LSIG	1SDA072027R1	104.799,00	140,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072030R1	106.271,00	140,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Notizen

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version für Generatoren

Technische Daten

Emax E1.2B-C-N - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2B	630	42	42	E1.2B 630 Ekip G Touch LSIG	1SDA072057R1	11.874,00	18,000	1
				E1.2B 630 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072060R1	13.346,00	18,000	1
	800	42	42	E1.2B 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA072097R1	12.227,00	18,000	1
				E1.2B 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072100R1	13.700,00	18,000	1
	1.000	42	42	E1.2B 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072137R1	12.569,00	18,000	1
				E1.2B 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072140R1	14.041,00	18,000	1
	1.250	42	42	E1.2B 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072177R1	13.512,00	18,000	1
				E1.2B 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072180R1	14.987,00	18,000	1
	1.600	42	42	E1.2B 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072217R1	17.075,00	18,000	1
				E1.2B 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072220R1	18.551,00	18,000	1
E1.2C	630	50	42	E1.2C 630 Ekip G Touch LSIG	1SDA072067R1	11.990,00	18,000	1
				E1.2C 630 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072070R1	13.461,00	18,000	1
	800	50	42	E1.2C 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA072107R1	12.356,00	18,000	1
				E1.2C 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072110R1	13.828,00	18,000	1
	1.000	50	42	E1.2C 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072147R1	12.712,00	18,000	1
				E1.2C 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072150R1	14.184,00	18,000	1
	1.250	50	42	E1.2C 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072187R1	13.612,00	18,000	1
				E1.2C 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072190R1	15.083,00	18,000	1
	1.600	50	42	E1.2C 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072227R1	17.240,00	18,000	1
				E1.2C 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072230R1	18.713,00	18,000	1
E1.2N	250	66	50	E1.2N 250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072047R1	12.025,00	18,000	1
				E1.2N 250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072050R1	13.496,00	18,000	1
	630	66	50	E1.2N 630 Ekip G Touch LSIG	1SDA072077R1	12.304,00	18,000	1
				E1.2N 630 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072080R1	13.772,00	18,000	1
	800	66	50	E1.2N 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA072117R1	12.791,00	18,000	1
				E1.2N 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072120R1	14.314,00	18,000	1
	1.000	66	50	E1.2N 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072157R1	12.853,00	18,000	1
				E1.2N 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072160R1	14.326,00	18,000	1
	1.250	66	50	E1.2N 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072197R1	14.087,00	18,000	1
				E1.2N 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072200R1	15.606,00	18,000	1
	1.600	66	50	E1.2N 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072237R1	17.846,00	18,000	1
				E1.2N 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072240R1	19.370,00	18,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version für Generatoren

Technische Daten

Emax E1.2B-C-N - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2B	630	42	42	E1.2B 630 Ekip G Touch LSIG	1SDA072687R1	12.509,00	20,000	1
				E1.2B 630 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072690R1	13.981,00	20,000	1
	800	42	42	E1.2B 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA072727R1	12.953,00	20,000	1
				E1.2B 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072730R1	14.426,00	20,000	1
	1.000	42	42	E1.2B 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072767R1	13.384,00	20,000	1
				E1.2B 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072770R1	14.855,00	20,000	1
	1.250	42	42	E1.2B 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072807R1	14.558,00	20,000	1
				E1.2B 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072810R1	16.032,00	20,000	1
	1.600	42	42	E1.2B 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072847R1	19.014,00	20,000	1
				E1.2B 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072850R1	20.486,00	20,000	1
E1.2C	630	50	42	E1.2C 630 Ekip G Touch LSIG	1SDA072697R1	12.657,00	20,000	1
				E1.2C 630 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072700R1	14.129,00	20,000	1
	800	50	42	E1.2C 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA072737R1	13.116,00	20,000	1
				E1.2C 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072740R1	14.589,00	20,000	1
	1.000	50	42	E1.2C 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072777R1	13.558,00	20,000	1
				E1.2C 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072780R1	15.031,00	20,000	1
	1.250	50	42	E1.2C 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072817R1	14.681,00	20,000	1
				E1.2C 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072820R1	16.153,00	20,000	1
	1.600	50	42	E1.2C 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072857R1	19.224,00	20,000	1
				E1.2C 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072860R1	20.692,00	20,000	1
E1.2N	250	66	50	E1.2N 250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072677R1	12.699,00	20,000	1
				E1.2N 250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072680R1	14.170,00	20,000	1
	630	66	50	E1.2N 630 Ekip G Touch LSIG	1SDA072707R1	13.044,00	20,000	1
				E1.2N 630 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072710R1	14.517,00	20,000	1
	800	66	50	E1.2N 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA072747R1	13.574,00	20,000	1
				E1.2N 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072750R1	15.099,00	20,000	1
	1.000	66	50	E1.2N 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072787R1	13.736,00	20,000	1
				E1.2N 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072790R1	15.208,00	20,000	1
	1.250	66	50	E1.2N 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072827R1	15.194,00	20,000	1
				E1.2N 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072830R1	16.720,00	20,000	1
	1.600	66	50	E1.2N 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072867R1	19.894,00	20,000	1
				E1.2N 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072870R1	21.419,00	20,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version für Generatoren

Technische Daten

Emax E2.2B-N-S-H - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2B	1.600	42	42	E2.2B 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072337R1	17.429,00	48,000	1
				E2.2B 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072340R1	18.902,00	48,000	1
	2.000	42	42	E2.2B 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072377R1	19.322,00	48,000	1
				E2.2B 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072380R1	20.797,00	48,000	1
E2.2N	800	66	66	E2.2N 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA072247R1	13.408,00	48,000	1
				E2.2N 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072250R1	14.882,00	48,000	1
	1.000	66	66	E2.2N 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072277R1	13.548,00	48,000	1
				E2.2N 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072280R1	15.020,00	48,000	1
	1.250	66	66	E2.2N 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072307R1	14.364,00	48,000	1
				E2.2N 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072310R1	15.836,00	48,000	1
	1.600	66	66	E2.2N 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072347R1	17.889,00	48,000	1
				E2.2N 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072350R1	19.363,00	48,000	1
	2.000	66	66	E2.2N 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072387R1	19.575,00	48,000	1
				E2.2N 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072390R1	21.048,00	48,000	1
	2.500	66	66	E2.2N 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA072417R1	24.472,00	48,000	1
				E2.2N 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072420R1	25.948,00	48,000	1
E2.2S	250	85	66	E2.2S 250 Ekip G Touch LSIG	1SDA073654R1	12.864,00	48,000	1
				E2.2S 250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073657R1	14.204,00	48,000	1
	800	85	66	E2.2S 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA072257R1	14.149,00	48,000	1
				E2.2S 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072260R1	15.623,00	48,000	1
	1.000	85	66	E2.2S 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072287R1	14.596,00	48,000	1
				E2.2S 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072290R1	16.065,00	48,000	1
	1.250	85	66	E2.2S 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072317R1	15.446,00	48,000	1
				E2.2S 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072320R1	16.916,00	48,000	1
	1.600	85	66	E2.2S 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072357R1	19.336,00	48,000	1
				E2.2S 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072360R1	20.808,00	48,000	1
	2.000	85	66	E2.2S 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072397R1	21.194,00	48,000	1
				E2.2S 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072400R1	22.667,00	48,000	1
	2.500	85	66	E2.2S 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA072427R1	25.485,00	48,000	1
				E2.2S 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072430R1	26.957,00	48,000	1
E2.2H	800	100	85	E2.2H 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA072267R1	14.614,00	48,000	1
				E2.2H 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072270R1	16.086,00	48,000	1
	1.000	100	85	E2.2H 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072297R1	14.999,00	48,000	1
				E2.2H 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072300R1	16.477,00	48,000	1
	1.250	100	85	E2.2H 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072327R1	16.001,00	48,000	1
				E2.2H 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072330R1	17.474,00	48,000	1
	1.600	100	85	E2.2H 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072367R1	20.665,00	48,000	1
				E2.2H 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072370R1	22.136,00	48,000	1
	2.000	100	85	E2.2H 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072407R1	21.989,00	48,000	1
				E2.2H 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072410R1	23.462,00	48,000	1
	2.500	100	85	E2.2H 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA072437R1	26.420,00	48,000	1
				E2.2H 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072440R1	27.890,00	48,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version für Generatoren

Technische Daten

Emax E2.2B-N-S-H - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2B	1.600	42	42	E2.2B 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072967R1	19.453,00	55,000	1
				E2.2B 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072970R1	20.926,00	55,000	1
	2.000	42	42	E2.2B 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073007R1	21.823,00	55,000	1
				E2.2B 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073010R1	23.295,00	55,000	1
E2.2N	800	66	66	E2.2N 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA072877R1	14.428,00	55,000	1
				E2.2N 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072880R1	15.902,00	55,000	1
	1.000	66	66	E2.2N 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072907R1	14.603,00	55,000	1
				E2.2N 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072910R1	16.074,00	55,000	1
	1.250	66	66	E2.2N 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072937R1	15.626,00	55,000	1
				E2.2N 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072940R1	17.096,00	55,000	1
	1.600	66	66	E2.2N 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072977R1	20.033,00	55,000	1
				E2.2N 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072980R1	21.506,00	55,000	1
	2.000	66	66	E2.2N 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073017R1	22.140,00	55,000	1
				E2.2N 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073020R1	23.612,00	55,000	1
	2.500	66	66	E2.2N 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA073047R1	28.257,00	55,000	1
				E2.2N 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073050R1	29.732,00	55,000	1
E2.2S	250	85	66	E2.2S 250 Ekip G Touch LSIG	1SDA073664R1	13.959,00	55,000	1
				E2.2S 250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073667R1	15.298,00	55,000	1
	800	85	66	E2.2S 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA072887R1	15.354,00	55,000	1
				E2.2S 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072890R1	16.826,00	55,000	1
	1.000	85	66	E2.2S 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072917R1	15.911,00	55,000	1
				E2.2S 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072920R1	17.383,00	55,000	1
	1.250	85	66	E2.2S 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072947R1	16.973,00	55,000	1
				E2.2S 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072950R1	18.447,00	55,000	1
	1.600	85	66	E2.2S 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072987R1	21.839,00	55,000	1
				E2.2S 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072990R1	23.311,00	55,000	1
	2.000	85	66	E2.2S 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073027R1	24.160,00	55,000	1
				E2.2S 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073030R1	25.631,00	55,000	1
	2.500	85	66	E2.2S 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA073057R1	29.524,00	55,000	1
				E2.2S 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073060R1	30.996,00	55,000	1
E2.2H	800	100	85	E2.2H 800 Ekip G Touch LSIG	1SDA072897R1	15.934,00	55,000	1
				E2.2H 800 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072900R1	17.408,00	55,000	1
	1.000	100	85	E2.2H 1000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072927R1	16.425,00	55,000	1
				E2.2H 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072930R1	17.894,00	55,000	1
	1.250	100	85	E2.2H 1250 Ekip G Touch LSIG	1SDA072957R1	17.670,00	55,000	1
				E2.2H 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072960R1	19.142,00	55,000	1
	1.600	100	85	E2.2H 1600 Ekip G Touch LSIG	1SDA072997R1	23.495,00	55,000	1
				E2.2H 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073000R1	24.970,00	55,000	1
	2.000	100	85	E2.2H 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073037R1	25.151,00	55,000	1
				E2.2H 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073040R1	26.624,00	55,000	1
	2.500	100	85	E2.2H 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA073067R1	30.692,00	55,000	1
				E2.2H 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073070R1	32.162,00	55,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version für Generatoren

Technische Daten

Emax E4.2N-S-H-V - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2N	3.200	66	66	E4.2N 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA072497R1	27.244,00	60,000	1
				E4.2N 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072500R1	28.610,00	60,000	1
	4.000	66	66	E4.2N 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072547R1	35.913,00	60,000	1
				E4.2N 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072550R1	37.386,00	60,000	1
E4.2S	3.200	85	66	E4.2S 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA072507R1	28.004,00	60,000	1
				E4.2S 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072510R1	29.479,00	60,000	1
	4.000	85	66	E4.2S 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072557R1	36.820,00	60,000	1
				E4.2S 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072560R1	38.289,00	60,000	1
E4.2H	3.200	100	85	E4.2H 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA072517R1	29.537,00	60,000	1
				E4.2H 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072520R1	31.008,00	60,000	1
	4.000	100	85	E4.2H 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072567R1	38.950,00	60,000	1
				E4.2H 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072570R1	40.425,00	60,000	1
E4.2V	2.000	150	100	E4.2V 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072457R1	24.975,00	60,000	1
				E4.2V 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072460R1	26.446,00	60,000	1
	2.500	150	100	E4.2V 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA072477R1	30.651,00	60,000	1
				E4.2V 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072480R1	32.122,00	60,000	1
	3.200	150	100	E4.2V 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA072527R1	34.711,00	60,000	1
				E4.2V 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072530R1	36.184,00	60,000	1
	4.000	150	100	E4.2V 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072577R1	45.880,00	60,000	1
				E4.2V 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072580R1	47.354,00	60,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version für Generatoren

Technische Daten

Emax E4.2N-S-H-V - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2N	3.200	66	66	E4.2N 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA073127R1	31.724,00	74,000	1
				E4.2N 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073130R1	33.193,00	74,000	1
	4.000	66	66	E4.2N 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073177R1	42.558,00	74,000	1
				E4.2N 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073180R1	44.032,00	74,000	1
E4.2S	3.200	85	66	E4.2S 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA073137R1	32.676,00	74,000	1
				E4.2S 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073140R1	34.149,00	74,000	1
	4.000	85	66	E4.2S 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073187R1	43.690,00	74,000	1
				E4.2S 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073190R1	45.160,00	74,000	1
E4.2H	3.200	100	85	E4.2H 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA073147R1	34.590,00	74,000	1
				E4.2H 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073150R1	36.064,00	74,000	1
	4.000	100	85	E4.2H 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073197R1	46.355,00	74,000	1
				E4.2H 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073200R1	47.664,00	74,000	1
E4.2V	2.000	150	100	E4.2V 2000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073087R1	28.887,00	74,000	1
				E4.2V 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073090R1	30.359,00	74,000	1
	2.500	150	100	E4.2V 2500 Ekip G Touch LSIG	1SDA073107R1	35.983,00	74,000	1
				E4.2V 2500 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073110R1	37.454,00	74,000	1
	3.200	150	100	E4.2V 3200 Ekip G Touch LSIG	1SDA073157R1	41.057,00	74,000	1
				E4.2V 3200 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073160R1	42.528,00	74,000	1
	4.000	150	100	E4.2V 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073207R1	55.019,00	74,000	1
				E4.2V 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073210R1	56.490,00	74,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version für Generatoren

Technische Daten

Emax E6.2H-V - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H	4.000	100	100	E6.2H 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072587R1	47.553,00	120,000	1
				E6.2H 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072590R1	49.028,00	120,000	1
	5.000	100	100	E6.2H 5000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072617R1	57.324,00	120,000	1
				E6.2H 5000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072620R1	58.796,00	120,000	1
	6.300	100	100	E6.2H 6300 Ekip G Touch LSIG	1SDA072647R1	73.191,00	120,000	1
				E6.2H 6300 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072650R1	74.661,00	120,000	1
E6.2V	4.000	150	100	E6.2V 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072597R1	51.966,00	120,000	1
				E6.2V 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072600R1	53.436,00	120,000	1
	5.000	150	100	E6.2V 5000 Ekip G Touch LSIG	1SDA072627R1	60.943,00	120,000	1
				E6.2V 5000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072630R1	62.415,00	120,000	1
	6.300	150	100	E6.2V 6300 Ekip G Touch LSIG	1SDA072657R1	82.765,00	120,000	1
				E6.2V 6300 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA072660R1	84.236,00	120,000	1

Emax E6.2H-V - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H	4.000	100	100	E6.2H 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073217R1	57.113,00	134,000	1
				E6.2H 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073220R1	58.585,00	134,000	1
	5.000	100	100	E6.2H 5000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073247R1	69.322,00	134,000	1
				E6.2H 5000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073250R1	70.795,00	134,000	1
	6.300	100	100	E6.2H 6300 Ekip G Touch LSIG	1SDA073277R1	89.153,00	134,000	1
				E6.2H 6300 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073280R1	90.627,00	134,000	1
E6.2V	4.000	150	100	E6.2V 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073227R1	62.624,00	134,000	1
				E6.2V 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073230R1	64.097,00	134,000	1
	5.000	150	100	E6.2V 5000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073257R1	73.845,00	134,000	1
				E6.2V 5000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073260R1	75.319,00	134,000	1
	6.300	150	100	E6.2V 6300 Ekip G Touch LSIG	1SDA073287R1	101.123,00	134,000	1
				E6.2V 6300 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073290R1	102.596,00	134,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version für Generatoren

Technische Daten

Emax E6.2H-V/f Full size - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (440 V)	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H/f	4.000	100	100	E6.2H/f 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073307R1	64.923,00	148,000	1
				E6.2H/f 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073310R1	66.545,00	148,000	1
	5.000	100	100	E6.2H/f 5000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073337R1	78.898,00	148,000	1
				E6.2H/f 5000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073340R1	80.515,00	148,000	1
	6.300	100	100	E6.2H/f 6300 Ekip G Touch LSIG	1SDA073367R1	101.580,00	148,000	1
				E6.2H/f 6300 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073370R1	103.203,00	148,000	1
E6.2V/f	4.000	150	100	E6.2V/f 4000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073317R1	71.230,00	148,000	1
				E6.2V/f 4000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073320R1	72.853,00	148,000	1
	5.000	150	100	E6.2V/f 5000 Ekip G Touch LSIG	1SDA073347R1	84.071,00	148,000	1
				E6.2V/f 5000 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073350R1	85.690,00	148,000	1
	6.300	150	100	E6.2V/f 6300 Ekip G Touch LSIG	1SDA073377R1	115.277,00	148,000	1
				E6.2V/f 6300 Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA073380R1	116.896,00	148,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Lasttrennschalter Emax 2

Festeinbau für Anwendungen bis 690 V AC

Technische Daten

Emax E1.2B-N/MS - Vorderseitige Anschlüsse (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2B/MS	630	42	E1.2B/MS 630	1SDA073392R1	3.648,00	14,000	1
	800	42	E1.2B/MS 800	1SDA073394R1	3.721,00	14,000	1
	1.000	42	E1.2B/MS 1000	1SDA073396R1	3.799,00	14,000	1
	1.250	42	E1.2B/MS 1250	1SDA073398R1	4.362,00	14,000	1
	1.600	42	E1.2B/MS 1600	1SDA073400R1	6.790,00	14,000	1
E1.2N/MS	250	50	E1.2N/MS 250	1SDA073391R1	4.226,00	14,000	1
	630	50	E1.2N/MS 630	1SDA073393R1	4.315,00	14,000	1
	800	50	E1.2N/MS 800	1SDA073395R1	4.404,00	14,000	1
	1.000	50	E1.2N/MS 1000	1SDA073397R1	4.494,00	14,000	1
	1.250	50	E1.2N/MS 1250	1SDA073399R1	5.240,00	14,000	1
	1.600	50	E1.2N/MS 1600	1SDA073401R1	8.442,00	14,000	1

Emax E1.2B-N/MS - Vorderseitige Anschlüsse (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2B/MS	630	42	E1.2B/MS 630	1SDA073431R1	4.743,00	16,000	1
	800	42	E1.2B/MS 800	1SDA073433R1	4.838,00	16,000	1
	1.000	42	E1.2B/MS 1000	1SDA073435R1	4.936,00	16,000	1
	1.250	42	E1.2B/MS 1250	1SDA073437R1	5.675,00	16,000	1
	1.600	42	E1.2B/MS 1600	1SDA073439R1	8.826,00	16,000	1
E1.2N/MS	250	50	E1.2N/MS 250	1SDA073430R1	5.621,00	16,000	1
	630	50	E1.2N/MS 630	1SDA073432R1	5.738,00	16,000	1
	800	50	E1.2N/MS 800	1SDA073434R1	5.858,00	16,000	1
	1.000	50	E1.2N/MS 1000	1SDA073436R1	5.978,00	16,000	1
	1.250	50	E1.2N/MS 1250	1SDA073438R1	6.966,00	16,000	1
	1.600	50	E1.2N/MS 1600	1SDA073440R1	11.232,00	16,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Lasttrennschalter Emax 2

Festeinbau für Anwendungen bis 690 V AC

Technische Daten

Emax E1.2B-N/MS - Vorderseitige Anschlüsse (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2B/MS	1.600	42	E2.2B/MS 1600	1SDA073408R1	7.557,00	41,000	1
	2.000	42	E2.2B/MS 2000	1SDA073411R1	9.747,00	41,000	1
E2.2N/MS	800	66	E2.2N/MS 800	1SDA073402R1	5.338,00	41,000	1
	1.000	66	E2.2N/MS 1000	1SDA073404R1	5.446,00	41,000	1
	1.250	66	E2.2N/MS 1250	1SDA073406R1	6.220,00	41,000	1
	1.600	66	E2.2N/MS 1600	1SDA073409R1	9.759,00	41,000	1
	2.000	66	E2.2N/MS 2000	1SDA073412R1	11.446,00	41,000	1
	2.500	66	E2.2N/MS 2500	1SDA073414R1	14.428,00	41,000	1
E2.2H/MS	800	85	E2.2H/MS 800	1SDA073403R1	5.950,00	41,000	1
	1.000	85	E2.2H/MS 1000	1SDA073405R1	6.070,00	41,000	1
	1.250	85	E2.2H/MS 1250	1SDA073407R1	7.791,00	41,000	1
	1.600	85	E2.2H/MS 1600	1SDA073410R1	11.492,00	41,000	1
	2.000	85	E2.2H/MS 2000	1SDA073413R1	13.366,00	41,000	1
	2.500	85	E2.2H/MS 2500	1SDA073415R1	18.057,00	41,000	1

Emax E1.2B-N/MS - Vorderseitige Anschlüsse (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2B/MS	1.600	42	E2.2B/MS 1600	1SDA073447R1	10.049,00	53,000	1
	2.000	42	E2.2B/MS 2000	1SDA073450R1	12.963,00	53,000	1
E2.2N/MS	800	66	E2.2N/MS 800	1SDA073441R1	7.102,00	53,000	1
	1.000	66	E2.2N/MS 1000	1SDA073443R1	7.248,00	53,000	1
	1.250	66	E2.2N/MS 1250	1SDA073445R1	8.272,00	53,000	1
	1.600	66	E2.2N/MS 1600	1SDA073448R1	12.980,00	53,000	1
	2.000	66	E2.2N/MS 2000	1SDA073451R1	15.225,00	53,000	1
	2.500	66	E2.2N/MS 2500	1SDA073453R1	19.190,00	53,000	1
E2.2H/MS	800	85	E2.2H/MS 800	1SDA073442R1	7.911,00	53,000	1
	1.000	85	E2.2H/MS 1000	1SDA073444R1	8.076,00	53,000	1
	1.250	85	E2.2H/MS 1250	1SDA073446R1	10.363,00	53,000	1
	1.600	85	E2.2H/MS 1600	1SDA073449R1	15.284,00	53,000	1
	2.000	85	E2.2H/MS 2000	1SDA073452R1	17.781,00	53,000	1
	2.500	85	E2.2H/MS 2500	1SDA073454R1	24.005,00	53,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Lasttrennschalter Emax 2

Festeinbau für Anwendungen bis 690 V AC

Technische Daten

Emax E4.2N-H-V/MS - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2N/MS	3.200	66	E4.2N/MS 3200	1SDA073418R1	16.949,00	56,000	1
	4.000	66	E4.2N/MS 4000	1SDA073421R1	25.138,00	56,000	1
E4.2H/MS	3.200	85	E4.2H/MS 3200	1SDA073419R1	21.200,00	56,000	1
	4.000	85	E4.2H/MS 4000	1SDA073422R1	27.035,00	56,000	1
E4.2V/MS	2.000	100	E4.2V/MS 2000	1SDA073416R1	14.704,00	56,000	1
	2.500	100	E4.2V/MS 2500	1SDA073417R1	19.865,00	56,000	1
	3.200	100	E4.2V/MS 3200	1SDA073420R1	23.322,00	56,000	1
	4.000	100	E4.2V/MS 4000	1SDA073423R1	27.587,00	56,000	1

Emax E4.2N-H-V/MS - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2N/MS	3.200	66	E4.2N/MS 3200	1SDA073457R1	22.542,00	70,000	1
	4.000	66	E4.2N/MS 4000	1SDA073460R1	33.433,00	70,000	1
E4.2H/MS	3.200	85	E4.2H/MS 3200	1SDA073458R1	28.196,00	70,000	1
	4.000	85	E4.2H/MS 4000	1SDA073461R1	35.957,00	70,000	1
E4.2V/MS	2.000	100	E4.2V/MS 2000	1SDA073455R1	19.558,00	70,000	1
	2.500	100	E4.2V/MS 2500	1SDA073456R1	26.418,00	70,000	1
	3.200	100	E4.2V/MS 3200	1SDA073459R1	31.013,00	70,000	1
	4.000	100	E4.2V/MS 4000	1SDA073462R1	36.692,00	70,000	1

Emax E6.2H-X/MS - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H/MS	4.000	100	E6.2H/MS 4000	1SDA073424R1	35.411,00	109,000	1
	5.000	100	E6.2H/MS 5000	1SDA073426R1	44.290,00	109,000	1
	6.300	100	E6.2H/MS 6300	1SDA073428R1	58.715,00	109,000	1
E6.2X/MS	4.000	120	E6.2X/MS 4000	1SDA073425R1	42.490,00	109,000	1
	5.000	120	E6.2X/MS 5000	1SDA073427R1	53.152,00	109,000	1
	6.300	120	E6.2X/MS 6300	1SDA073429R1	70.460,00	109,000	1

Emax E6.2H-X/MS - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H/MS	4.000	100	E6.2H/MS 4000	1SDA073463R1	47.098,00	125,000	1
	5.000	100	E6.2H/MS 5000	1SDA073465R1	58.906,00	125,000	1
	6.300	100	E6.2H/MS 6300	1SDA073467R1	78.089,00	125,000	1
E6.2X/MS	4.000	120	E6.2X/MS 4000	1SDA073464R1	56.515,00	125,000	1
	5.000	120	E6.2X/MS 5000	1SDA073466R1	70.690,00	125,000	1
	6.300	120	E6.2X/MS 6300	1SDA073468R1	93.711,00	125,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Lasttrennschalter Emax 2

Festeinbau für Anwendungen bis 690 V AC

Technische Daten

Emax E6.2H-X/MS/f Full size - Einstellbare rückseitige Anschlüsse (HR) - 4-polig

Bau-größe	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H/MS/f	4.000	100	E6.2H/MS/f 4000	1SDA073469R1	50.638,00	140,000	1
	5.000	100	E6.2H/MS/f 5000	1SDA073471R1	63.340,00	140,000	1
	6.300	100	E6.2H/MS/f 6300	1SDA073473R1	83.963,00	140,000	1
E6.2X/MS/f	4.000	120	E6.2X/MS/f 4000	1SDA073470R1	60.766,00	140,000	1
	5.000	120	E6.2X/MS/f 5000	1SDA073472R1	76.007,00	140,000	1
	6.300	120	E6.2X/MS/f 6300	1SDA073474R1	100.757,00	140,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Lasttrennschalter Emax 2

Ausfahrbare Version Anwendungen bis 690 V AC

Technische Daten

Emax E1.2B-N/MS - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2B/MS	630	42	E1.2B/MS 630	1SDA073476R1	4.012,00	18,000	1
	800	42	E1.2B/MS 800	1SDA073478R1	4.097,00	18,000	1
	1.000	42	E1.2B/MS 1000	1SDA073480R1	4.177,00	18,000	1
	1.250	42	E1.2B/MS 1250	1SDA073482R1	4.802,00	18,000	1
	1.600	42	E1.2B/MS 1600	1SDA073484R1	7.466,00	18,000	1
E1.2N/MS	250	50	E1.2N/MS 250	1SDA073475R1	4.646,00	18,000	1
	630	50	E1.2N/MS 630	1SDA073477R1	4.747,00	18,000	1
	800	50	E1.2N/MS 800	1SDA073479R1	4.845,00	18,000	1
	1.000	50	E1.2N/MS 1000	1SDA073481R1	4.945,00	18,000	1
	1.250	50	E1.2N/MS 1250	1SDA073483R1	5.762,00	18,000	1
	1.600	50	E1.2N/MS 1600	1SDA073485R1	9.288,00	18,000	1

Emax E1.2B-N/MS - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2B/MS	630	42	E1.2B/MS 630	1SDA073515R1	5.214,00	20,000	1
	800	42	E1.2B/MS 800	1SDA073517R1	5.324,00	20,000	1
	1.000	42	E1.2B/MS 1000	1SDA073519R1	5.434,00	20,000	1
	1.250	42	E1.2B/MS 1250	1SDA073521R1	6.241,00	20,000	1
	1.600	42	E1.2B/MS 1600	1SDA073523R1	9.710,00	20,000	1
E1.2N/MS	250	50	E1.2N/MS 250	1SDA073514R1	6.182,00	20,000	1
	630	50	E1.2N/MS 630	1SDA073516R1	6.313,00	20,000	1
	800	50	E1.2N/MS 800	1SDA073518R1	6.443,00	20,000	1
	1.000	50	E1.2N/MS 1000	1SDA073520R1	6.576,00	20,000	1
	1.250	50	E1.2N/MS 1250	1SDA073522R1	7.664,00	20,000	1
	1.600	50	E1.2N/MS 1600	1SDA073524R1	12.353,00	20,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Lasttrennschalter Emax 2

Ausfahrbare Version Anwendungen bis 690 V AC

Technische Daten

Emax E2.2B-N-H/MS - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2B/MS	1.600	42	E2.2B/MS 1600	1SDA073492R1	8.312,00	48,000	1
	2.000	42	E2.2B/MS 2000	1SDA073495R1	10.624,00	48,000	1
E2.2N/MS	800	66	E2.2N/MS 800	1SDA073486R1	5.873,00	48,000	1
	1.000	66	E2.2N/MS 1000	1SDA073488R1	5.994,00	48,000	1
	1.250	66	E2.2N/MS 1250	1SDA073490R1	6.842,00	48,000	1
	1.600	66	E2.2N/MS 1600	1SDA073493R1	10.733,00	48,000	1
	2.000	66	E2.2N/MS 2000	1SDA073496R1	12.593,00	48,000	1
	2.500	66	E2.2N/MS 2500	1SDA073498R1	15.871,00	48,000	1
E2.2H/MS	800	85	E2.2H/MS 800	1SDA073487R1	6.543,00	48,000	1
	1.000	85	E2.2H/MS 1000	1SDA073489R1	6.677,00	48,000	1
	1.250	85	E2.2H/MS 1250	1SDA073491R1	8.572,00	48,000	1
	1.600	85	E2.2H/MS 1600	1SDA073494R1	12.643,00	48,000	1
	2.000	85	E2.2H/MS 2000	1SDA073497R1	14.704,00	48,000	1
	2.500	85	E2.2H/MS 2500	1SDA073499R1	19.865,00	48,000	1

Emax E2.2B-N-H/MS - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2B/MS	1.600	42	E2.2B/MS 1600	1SDA073531R1	11.055,00	55,000	1
	2.000	42	E2.2B/MS 2000	1SDA073534R1	14.264,00	55,000	1
E2.2N/MS	800	66	E2.2N/MS 800	1SDA073525R1	7.812,00	55,000	1
	1.000	66	E2.2N/MS 1000	1SDA073527R1	7.971,00	55,000	1
	1.250	66	E2.2N/MS 1250	1SDA073529R1	9.098,00	55,000	1
	1.600	66	E2.2N/MS 1600	1SDA073532R1	14.277,00	55,000	1
	2.000	66	E2.2N/MS 2000	1SDA073535R1	16.748,00	55,000	1
	2.500	66	E2.2N/MS 2500	1SDA073537R1	21.105,00	55,000	1
E2.2H/MS	800	85	E2.2H/MS 800	1SDA073526R1	8.703,00	55,000	1
	1.000	85	E2.2H/MS 1000	1SDA073528R1	8.880,00	55,000	1
	1.250	85	E2.2H/MS 1250	1SDA073530R1	11.400,00	55,000	1
	1.600	85	E2.2H/MS 1600	1SDA073533R1	16.812,00	55,000	1
	2.000	85	E2.2H/MS 2000	1SDA073536R1	19.558,00	55,000	1
	2.500	85	E2.2H/MS 2500	1SDA073538R1	26.418,00	55,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Lasttrennschalter Emax 2

Ausfahrbare Version Anwendungen bis 690 V AC

Technische Daten

Emax E4.2N-H-V/MS - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2N/MS	3.200	66	E4.2N/MS 3200	1SDA073502R1	18.642,00	60,000	1
	4.000	66	E4.2N/MS 4000	1SDA073505R1	27.653,00	60,000	1
E4.2H/MS	3.200	85	E4.2H/MS 3200	1SDA073503R1	23.322,00	60,000	1
	4.000	85	E4.2H/MS 4000	1SDA073506R1	29.741,00	60,000	1
E4.2V/MS	2.000	100	E4.2V/MS 2000	1SDA073500R1	16.174,00	60,000	1
	2.500	100	E4.2V/MS 2500	1SDA073501R1	21.851,00	60,000	1
	3.200	100	E4.2V/MS 3200	1SDA073504R1	25.652,00	60,000	1
	4.000	100	E4.2V/MS 4000	1SDA073507R1	30.348,00	60,000	1

Emax E4.2N-H-V/MS - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2N/MS	3.200	66	E4.2N/MS 3200	1SDA073541R1	24.795,00	74,000	1
	4.000	66	E4.2N/MS 4000	1SDA073544R1	36.779,00	74,000	1
E4.2H/MS	3.200	85	E4.2H/MS 3200	1SDA073542R1	31.013,00	74,000	1
	4.000	85	E4.2H/MS 4000	1SDA073545R1	39.553,00	74,000	1
E4.2V/MS	2.000	100	E4.2V/MS 2000	1SDA073539R1	21.512,00	74,000	1
	2.500	100	E4.2V/MS 2500	1SDA073540R1	29.063,00	74,000	1
	3.200	100	E4.2V/MS 3200	1SDA073543R1	34.118,00	74,000	1
	4.000	100	E4.2V/MS 4000	1SDA073546R1	40.365,00	74,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Lasttrennschalter Emax 2

Ausfahrbare Version Anwendungen bis 690 V AC

Technische Daten

Emax E6.2H-X/MS - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H/MS	4.000	100	E6.2H/MS 4000	1SDA073508R1	38.953,00	120,000	1
	5.000	100	E6.2H/MS 5000	1SDA073510R1	48.720,00	120,000	1
	6.000	100	E6.2H/MS 6300	1SDA073512R1	64.585,00	120,000	1
E6.2X/MS	4.000	120	E6.2X/MS 4000	1SDA073509R1	46.743,00	120,000	1
	5.000	120	E6.2X/MS 5000	1SDA073511R1	58.467,00	120,000	1
	6.000	120	E6.2X/MS 6300	1SDA073513R1	77.504,00	120,000	1

Emax E6.2H-X/MS - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H/MS	4.000	100	E6.2H/MS 4000	1SDA073547R1	51.806,00	134,000	1
	5.000	100	E6.2H/MS 5000	1SDA073549R1	64.798,00	134,000	1
	6.000	100	E6.2H/MS 6300	1SDA073551R1	85.901,00	134,000	1
E6.2X/MS	4.000	120	E6.2X/MS 4000	1SDA073548R1	62.166,00	134,000	1
	5.000	120	E6.2X/MS 5000	1SDA073550R1	77.757,00	134,000	1
	6.000	120	E6.2X/MS 6300	1SDA073552R1	103.080,00	134,000	1

Emax E6.2H-X/MS/f Full size - Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cw} (1 s)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E6.2H/MS/f	4.000	100	E6.2H/MS/f 4000	1SDA073553R1	55.702,00	148,000	1
	5.000	100	E6.2H/MS/f 5000	1SDA073555R1	69.671,00	148,000	1
	6.000	100	E6.2H/MS/f 6300	1SDA073557R1	92.357,00	148,000	1
E6.2X/MS/f	4.000	120	E6.2X/MS/f 4000	1SDA073554R1	66.844,00	148,000	1
	5.000	120	E6.2X/MS/f 5000	1SDA073556R1	83.605,00	148,000	1
	6.000	120	E6.2X/MS/f 6300	1SDA073558R1	110.831,00	148,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Anwendungen bis 900 V AC

Technische Daten

Emax E2.2H-S Festeinbau - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (900 V)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2H	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104347R1	8.897,00	41,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104348R1	10.210,00	41,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104351R1	9.320,00	41,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104349R1	10.950,00	41,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104350R1	16.385,00	41,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104352R1	14.843,00	41,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104353R1	16.153,00	41,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104356R1	15.265,00	41,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104354R1	16.893,00	41,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104355R1	22.331,00	41,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104357R1	19.246,00	41,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104358R1	20.560,00	41,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104361R1	19.670,00	41,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104359R1	21.299,00	41,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104360R1	26.737,00	41,000	1
E2.2S	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104317R1	7.901,00	41,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104318R1	9.143,00	41,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104321R1	8.300,00	41,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104319R1	9.842,00	41,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104320R1	14.993,00	41,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104322R1	13.308,00	41,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104323R1	14.551,00	41,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104326R1	13.710,00	41,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104324R1	15.254,00	41,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104325R1	20.402,00	41,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104327R1	17.344,00	41,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104328R1	18.588,00	41,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104331R1	17.746,00	41,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104329R1	19.290,00	41,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104330R1	24.438,00	41,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Anwendungen bis 900 V AC

Technische Daten

Emax E2.2H-S Festeinbau - 4-polig

Bau-größe	I_u	I_{cu} (900 V)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2H	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104362R1	11.778,00	53,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104363R1	13.087,00	53,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104366R1	12.201,00	53,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104364R1	13.828,00	53,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104365R1	19.267,00	53,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104367R1	19.684,00	53,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104368R1	20.997,00	53,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104371R1	20.109,00	53,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104369R1	21.737,00	53,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104370R1	27.174,00	53,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104372R1	25.543,00	53,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104373R1	26.856,00	53,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104376R1	25.967,00	53,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104374R1	27.596,00	53,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104375R1	33.033,00	53,000	1
E2.2S	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104332R1	10.454,00	53,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104333R1	11.697,00	53,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104336R1	10.854,00	53,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104334R1	12.398,00	53,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104335R1	17.548,00	53,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104337R1	17.648,00	53,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104338R1	18.891,00	53,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104341R1	18.050,00	53,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104339R1	19.590,00	53,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104340R1	24.740,00	53,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104342R1	23.017,00	53,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104343R1	24.259,00	53,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104346R1	23.418,00	53,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104344R1	24.961,00	53,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104345R1	30.111,00	53,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Anwendungen bis 900 V AC

Technische Daten

Emax E4.2H-S und E6.2H-X Festeinbau - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (900 V)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2H	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104397R1	21.951,00	56,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104398R1	23.239,00	56,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104401R1	22.365,00	56,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104399R1	23.965,00	56,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104400R1	29.308,00	56,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104402R1	31.135,00	56,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104403R1	32.423,00	56,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104406R1	31.551,00	56,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104404R1	33.153,00	56,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104405R1	38.494,00	56,000	1
E4.2S	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104377R1	19.717,00	56,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104378R1	20.959,00	56,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104381R1	20.120,00	56,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104379R1	21.663,00	56,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104380R1	26.810,00	56,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104382R1	28.007,00	56,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104383R1	29.251,00	56,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104386R1	28.408,00	56,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104384R1	29.952,00	56,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104385R1	35.099,00	56,000	1
E6.2H	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104605R1	47.301,00	109,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104606R1	48.543,00	109,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104609R1	47.700,00	109,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104607R1	49.245,00	109,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104608R1	54.394,00	109,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104610R1	62.227,00	109,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104611R1	63.470,00	109,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104614R1	62.626,00	109,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104612R1	64.170,00	109,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104613R1	69.318,00	109,000	1
E6.2X	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104417R1	66.536,00	109,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104418R1	68.164,00	109,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104421R1	67.060,00	109,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104419R1	69.085,00	109,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104420R1	75.841,00	109,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104422R1	93.475,00	109,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104423R1	95.106,00	109,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104426R1	94.002,00	109,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104424R1	96.026,00	109,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104425R1	102.782,00	109,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Festeinbau für Anwendungen bis 900 V AC

Technische Daten

Emax E4.2H-S und E6.2H-X Festeinbau - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (900 V)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2H	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104407R1	29.137,00	70,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104408R1	30.428,00	70,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104411R1	29.554,00	70,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104409R1	31.154,00	70,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104410R1	36.495,00	70,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104412R1	41.354,00	70,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104413R1	42.642,00	70,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104416R1	41.770,00	70,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104414R1	43.370,00	70,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104415R1	48.712,00	70,000	1
E4.2S	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104387R1	26.170,00	60,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104388R1	27.413,00	60,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104391R1	26.572,00	60,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104389R1	28.113,00	60,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104390R1	33.262,00	60,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104392R1	37.196,00	70,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104393R1	38.440,00	70,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104396R1	37.598,00	70,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104394R1	39.143,00	70,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104395R1	44.288,00	70,000	1
E6.2H	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104615R1	62.856,00	125,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104616R1	64.097,00	125,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104619R1	63.257,00	125,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104617R1	64.800,00	125,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104618R1	69.948,00	125,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104620R1	82.705,00	125,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104621R1	83.948,00	125,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104624R1	83.107,00	125,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104622R1	84.651,00	125,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104623R1	89.800,00	125,000	1
E6.2X	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104427R1	88.423,00	125,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104428R1	90.054,00	125,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104431R1	88.950,00	125,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104429R1	90.973,00	125,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104430R1	97.729,00	125,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Dip LSI FHR	1SDA104432R1	124.252,00	125,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Dip LSIG FHR	1SDA104433R1	125.882,00	125,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Touch LSI FHR	1SDA104436R1	124.777,00	125,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Touch LSIG FHR	1SDA104434R1	126.802,00	125,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Hi-Touch LSIG FHR	1SDA104435R1	133.558,00	125,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version Anwendungen bis 900 V AC

Technische Daten

Emax E2.2H-S Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (900 V)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2H	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104467R1	9.788,00	48,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104468R1	11.232,00	48,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104471R1	10.252,00	48,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104469R1	12.042,00	48,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104470R1	18.026,00	48,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104472R1	16.327,00	48,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104473R1	17.771,00	48,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104476R1	16.791,00	48,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104474R1	18.584,00	48,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104475R1	24.566,00	48,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104477R1	21.174,00	48,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104478R1	22.614,00	48,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104481R1	21.636,00	48,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104479R1	23.429,00	48,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104480R1	29.411,00	48,000	1
E2.2S	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104437R1	8.690,00	48,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104438R1	10.056,00	48,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104441R1	9.131,00	48,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104439R1	10.827,00	48,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104440R1	16.494,00	48,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104442R1	14.641,00	48,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104443R1	16.007,00	48,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104446R1	15.082,00	48,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104444R1	16.779,00	48,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104445R1	22.442,00	48,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104447R1	19.080,00	48,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104448R1	20.445,00	48,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104451R1	19.522,00	48,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104449R1	21.219,00	48,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104450R1	26.883,00	48,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version Anwendungen bis 900 V AC

Technische Daten

Emax E2.2H-S Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (900 V)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2H	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104482R1	12.954,00	49,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104483R1	14.398,00	49,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104486R1	13.419,00	49,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104484R1	15.213,00	49,000	1
	1.250	65	E2.2H/E9 1250 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104485R1	21.193,00	49,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104487R1	21.654,00	49,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104488R1	23.097,00	49,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104491R1	22.118,00	49,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104489R1	23.913,00	49,000	1
	2.000	65	E2.2H/E9 2000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104490R1	29.893,00	49,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104492R1	28.097,00	55,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104493R1	29.540,00	55,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104496R1	28.562,00	55,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104494R1	30.356,00	55,000	1
	2.500	65	E2.2H/E9 2500 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104495R1	36.337,00	55,000	1
E2.2S	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104452R1	11.498,00	49,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104453R1	12.866,00	49,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104456R1	11.941,00	49,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104454R1	13.638,00	49,000	1
	1.250	50	E2.2S/E9 1250 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104455R1	19.300,00	49,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104457R1	19.414,00	49,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104458R1	20.778,00	49,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104461R1	19.855,00	49,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104459R1	21.550,00	49,000	1
	2.000	50	E2.2S/E9 2000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104460R1	27.213,00	49,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104462R1	25.321,00	55,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104463R1	26.685,00	55,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104466R1	25.760,00	55,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104464R1	27.457,00	55,000	1
	2.500	50	E2.2S/E9 2500 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104465R1	33.120,00	55,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version Anwendungen bis 900 V AC

Technische Daten

Emax E4.2H-S und E6.2H-X Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (900 V)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2H	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104517R1	24.145,00	60,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104518R1	25.561,00	60,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104521R1	24.600,00	60,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104519R1	26.361,00	60,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104520R1	32.237,00	60,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104522R1	34.249,00	60,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104523R1	35.666,00	60,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104526R1	34.707,00	60,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104524R1	36.466,00	60,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104525R1	42.341,00	60,000	1
E4.2S	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104497R1	21.689,00	60,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104498R1	23.056,00	60,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104501R1	22.132,00	60,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104499R1	23.829,00	60,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104500R1	29.491,00	60,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104502R1	30.810,00	60,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104503R1	32.176,00	60,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104506R1	31.250,00	60,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104504R1	32.944,00	60,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104505R1	38.610,00	60,000	1
E6.2H	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104625R1	52.030,00	120,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104626R1	53.397,00	120,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104629R1	52.471,00	120,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104627R1	54.168,00	120,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104628R1	59.831,00	120,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104630R1	68.448,00	120,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104631R1	69.816,00	120,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104634R1	68.888,00	120,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104632R1	70.585,00	120,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104633R1	76.250,00	120,000	1
E6.2X	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104537R1	73.188,00	120,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104538R1	74.982,00	120,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104541R1	73.767,00	120,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104539R1	75.994,00	120,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104540R1	83.425,00	120,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104542R1	102.823,00	120,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104543R1	104.616,00	120,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104546R1	103.402,00	120,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104544R1	105.629,00	120,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104545R1	113.060,00	120,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Offene Leistungsschalter Emax 2

Ausfahrbare Version Anwendungen bis 900 V AC

Technische Daten

Emax E4.2H-S und E6.2H-X Bewegliches Teil von ausfahrbarem Leistungsschalter (MP) - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (900 V)	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E4.2H	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104527R1	32.052,00	74,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104528R1	33.469,00	74,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104531R1	32.508,00	74,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104529R1	34.270,00	74,000	1
	3.200	75	E4.2H/E9 3200 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104530R1	40.144,00	74,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104532R1	45.490,00	64,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104533R1	46.907,00	64,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104536R1	45.947,00	64,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104534R1	47.708,00	64,000	1
	4.000	75	E4.2H/E9 4000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104535R1	53.583,00	64,000	1
E4.2S	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104507R1	28.787,00	64,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104508R1	30.154,00	64,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104511R1	29.228,00	64,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104509R1	30.926,00	64,000	1
	3.200	65	E4.2S/E9 3200 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104510R1	36.589,00	64,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104512R1	40.917,00	64,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104513R1	42.284,00	64,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104516R1	41.359,00	64,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104514R1	43.054,00	64,000	1
	4.000	65	E4.2S/E9 4000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104515R1	48.717,00	64,000	1
E6.2H	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104635R1	69.142,00	116,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104636R1	70.510,00	116,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104639R1	69.584,00	116,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104637R1	71.282,00	116,000	1
	5.000	75	E6.2H/E9 5000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104638R1	76.943,00	116,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104640R1	90.976,00	116,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104641R1	92.343,00	116,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104644R1	91.417,00	116,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104642R1	93.115,00	116,000	1
	6.300	75	E6.2H/E9 6300 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104643R1	98.780,00	116,000	1
E6.2X	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104547R1	97.266,00	138,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104548R1	99.059,00	138,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104551R1	97.843,00	138,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104549R1	100.071,00	138,000	1
	5.000	90	E6.2X/E9 5000 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104550R1	107.501,00	138,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Dip LSI WMP	1SDA104552R1	136.678,00	138,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Dip LSIG WMP	1SDA104553R1	138.470,00	138,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Touch LSI WMP	1SDA104556R1	137.257,00	138,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Touch LSIG WMP	1SDA104554R1	139.483,00	138,000	1
	6.300	90	E6.2X/E9 6300 Ekip Hi-Touch LSIG WMP	1SDA104555R1	146.914,00	138,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Ausfahrbare Version Emax 2

Technische Daten

Trenneinschub – CS - 3-polig

Bau-größe	I_u	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2/CS	2.500	E2.2/CS 2500 MP 3p	1SDA074348R1	12.570,00	64,000	1
E4.2/CS	4.000	E4.2/CS 4000 MP 3p	1SDA074350R1	21.904,00	64,000	1
E6.2/CS	6.300	E6.2/CS 6300 MP 3p	1SDA074352R1	51.160,00	116,000	1

Trenneinschub – CS - 4-polig

Bau-größe	I_u	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2/CS	2.500	E2.2/CS 2500 MP 3p	1SDA074349R1	16.720,00	64,000	1
E4.2/CS	4.000	E4.2/CS 4000 MP 3p	1SDA074351R1	29.131,00	64,000	1
E6.2/CS	6.300	E6.2/CS 6300 MP 3p	1SDA074353R1	68.044,00	116,000	1

Erdungseinschub – MT - 3-polig

Bau-größe	I_u	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2 MT	2.500	E2.2MT 2500 MP Erdung von oberen Anschlüssen	1SDA074354R1	14.958,00	64,000	1
E4.2 MT	4.000	E4.2MT 4000 MP Erdung von oberen Anschlüssen	1SDA074356R1	21.904,00	64,000	1
E6.2 MT	6.300	E6.2MT 6300 MP Erdung von oberen Anschlüssen	1SDA074358R1	51.160,00	116,000	1
E2.2 MT	2.500	E2.2MT 2500 MP Erdung von unteren Anschlüssen	1SDA074360R1	14.958,00	64,000	1
E4.2 MT	4.000	E4.2MT 4000 MP Erdung von unteren Anschlüssen	1SDA074362R1	21.904,00	64,000	1
E6.2 MT	6.300	E6.2MT 6300 MP Erdung von unteren Anschlüssen	1SDA074364R1	51.160,00	116,000	1

Erdungseinschub – MT - 4-polig

Bau-größe	I_u	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2 MT	2.500	E2.2MT 2500 MP Erdung von oberen Anschlüssen	1SDA074355R1	16.720,00	64,000	1
E4.2 MT	4.000	E4.2MT 4000 MP Erdung von oberen Anschlüssen	1SDA074357R1	29.131,00	64,000	1
E6.2 MT	6.300	E6.2MT 6300 MP Erdung von oberen Anschlüssen	1SDA074359R1	68.044,00	116,000	1
E2.2 MT	2.500	E2.2MT 2500 MP Erdung von unteren Anschlüssen	1SDA074361R1	16.720,00	64,000	1
E4.2 MT	4.000	E4.2MT 4000 MP Erdung von unteren Anschlüssen	1SDA074363R1	29.131,00	64,000	1
E6.2 MT	6.300	E6.2MT 6300 MP Erdung von unteren Anschlüssen	1SDA074365R1	68.044,00	116,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Ausfahrbare Version Emax 2

Technische Daten

Erdungsschalter mit Einschaltvermögen – MTP - 3-polig

Baugröße	I_u	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2 MTP	2.500	E2.2MTP 2500 MP Erdung von oberen Anschlüssen	1SDA074366R1	12.570,00	64,000	1
E4.2 MTP	4.000	E4.2MTP 4000 MP Erdung von oberen Anschlüssen	1SDA074368R1	21.904,00	64,000	1
E6.2 MTP	6.300	E6.2MTP 6300 MP Erdung von oberen Anschlüssen	1SDA074370R1	51.160,00	116,000	1
E2.2 MTP	2.500	E2.2MTP 2500 MP Erdung von unteren Anschlüssen	1SDA074372R1	12.570,00	64,000	1
E4.2 MTP	4.000	E4.2MTP 4000 MP Erdung von unteren Anschlüssen	1SDA074374R1	21.904,00	64,000	1
E6.2 MTP	6.300	E6.2MTP 6300 MP Erdung von unteren Anschlüssen	1SDA074376R1	51.160,00	116,000	1

Erdungsschalter mit Einschaltvermögen – MTP - 4-polig

Baugröße	I_u	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2 MTP	2.500	E2.2MTP 2500 MP Erdung von oberen Anschlüssen	1SDA074367R1	16.720,00	64,000	1
E4.2 MTP	4.000	E4.2MTP 4000 MP Erdung von oberen Anschlüssen	1SDA074369R1	29.131,00	64,000	1
E6.2 MTP	6.300	E6.2MTP 6300 MP Erdung von oberen Anschlüssen	1SDA074371R1	68.044,00	116,000	1
E2.2 MTP	2.500	E2.2MTP 2500 MP Erdung von unteren Anschlüssen	1SDA074373R1	16.720,00	64,000	1
E4.2 MTP	4.000	E4.2MTP 4000 MP Erdung von unteren Anschlüssen	1SDA074375R1	29.131,00	64,000	1
E6.2 MTP	6.300	E6.2MTP 6300 MP Erdung von unteren Anschlüssen	1SDA074377R1	68.044,00	116,000	1

Zubehör für MT und MTP

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2	Erdungsklemme PF E2.2 für MT/MTP	1SDA074378R1	771,00	1,000	1
E4.2	Erdungsklemme PF E4.2 für MT/MTP	1SDA074379R1	771,00	1,000	1

Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Emax 2 hinzukonfiguriert werden.

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Unterteile Emax 2

Technische Daten

3-polig

Baugröße	Ausführungen	I_u	Anschlusstyp	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	B, C, N, L	1600	HR - HR	E1.2 W FP Iu = 1600 HR HR	1SDA073907R1	1.414,00	20,000	1
E2.2	B, N, S, H	2000	HR - HR	E2.2 W FP Iu = 2000 HR HR	1SDA073909R1	2.493,00	36,000	1
E2.2	N, S, H	2500	HR - HR	E2.2 W FP Iu = 2500 HR HR	1SDA073911R1	2.915,00	36,000	
E4.2	N, S, H	3200	HR - HR	E4.2 W FP Iu = 3200 HR HR	1SDA073913R1	3.067,00	50,000	1
E4.2	N, S, H, V	4000	HR - HR	E4.2 W FP Iu = 4000 oder V HR HR Version	1SDA073915R1	6.177,00	50,000	1
E6.2	H, V	5000	HR - HR	E6.2 W FP Iu = 5000 HR HR	1SDA073917R1	7.082,00	87,000	1
E6.2/f	H, V	5000	HR - HR	E6.2 W FP Iu = 5000 HR HR	–	–		1
E6.2	H, V, X	6300	HR - HR	E6.2X W FP Iu = 6300 oder X HR HR Version	1SDA073920R1	7.455,00	87,000	1
E6.2/f	H, V, X	6300	HR - HR	E6.2 W FP Iu = 6300 oder X HR HR Version	–	–		1

4-polig

Baugröße	Ausführungen	I_u	Anschlusstyp	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	B, C, N, L	1600	HR - HR	E1.2 W FP Iu = 1600 HR HR	1SDA073908R1	1.839,00	23,000	1
E2.2	B, N, S, H	2000	HR - HR	E2.2 W FP Iu = 2000 HR HR	1SDA073910R1	3.313,00	44,000	1
E2.2	N, S, H	2500	HR - HR	E2.2 W FP Iu = 2500 HR HR	1SDA073912R1	3.877,00	44,000	
E4.2	N, S, H	3200	HR - HR	E4.2 W FP Iu = 3200 HR HR	1SDA073914R1	4.081,00	62,000	1
E4.2	N, S, H, V	4000	HR - HR	E4.2 W FP Iu = 4000 oder V HR HR Version	1SDA073916R1	8.217,00	62,000	1
E6.2	H, V	5000	HR - HR	E6.2 W FP Iu = 5000 HR HR	1SDA073918R1	9.419,00	100,000	1
E6.2/f	H, V	5000	HR - HR	E6.2 W FP Iu = 5000 HR HR	1SDA073919R1	10.834,00	112,000	1
E6.2	H, V, X	6300	HR - HR	E6.2X W FP Iu = 6300 oder X HR HR Version	1SDA073921R1	9.918,00	100,000	1
E6.2/f	H, V, X	6300	HR - HR	E6.2 W FP Iu = 6300 oder X HR HR Version	1SDA073922R1	11.404,00	112,000	1

Phasentrennwände PB für 900 V AC Anwendungen (oblgatorisch) - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	PB Phasentrennwände E1.2 W FP 2 Stck 3-polig	1SDA076164R1	53,00	0,509	1
E1.2	PB Phasentrennwände E1.2 W FP 3 Stck 4-polig	–	–		1
E2.2 - E6.2	PB Phasentrennwände E2.2-E6.2 W FP 2 Stck 3-polig	1SDA076168R1	71,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	PB Phasentrennwände E2.2-E6.2 W FP 3 Stck 4-polig	–	–		1

Nur separat geliefert

Phasentrennwände PB für 900 V AC Anwendungen (oblgatorisch) - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	PB Phasentrennwände E1.2 W FP 2 Stck 3-polig	–	–		1
E1.2	PB Phasentrennwände E1.2 W FP 3 Stck 4-polig	1SDA076165R1	79,00	0,509	1
E2.2 - E6.2	PB Phasentrennwände E2.2-E6.2 W FP 2 Stck 3-polig	–	–		1
E2.2 - E6.2	PB Phasentrennwände E2.2-E6.2 W FP 3 Stck 4-polig	1SDA076169R1	105,00	1,000	1

Nur separat geliefert

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2

Elektrisches Zubehör

Technische Daten

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Arbeitsstromauslöser – YO					
E1.2 - E6.2	YO E1.2..E6.2 24 V AC/DC	1SDA073668R1	370,00	0,400	1
E1.2 - E6.2	YO E1.2..E6.2 30 V AC/DC	1SDA073669R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YO E1.2..E6.2 48 V AC/DC	1SDA073670R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YO E1.2..E6.2 60 V AC/DC	1SDA073671R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YO E1.2..E6.2 110-120 V AC/DC	1SDA073672R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YO E1.2..E6.2 120-127 V AC/DC	1SDA073673R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YO E1.2..E6.2 220-240 V AC/DC	1SDA073674R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YO E1.2..E6.2 240-250 V AC/DC	1SDA073675R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YO E1.2..E6.2 380-400 V AC	1SDA073677R1	519,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YO E1.2..E6.2 415-440 V AC	1SDA073678R1	185,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YO E1.2..E6.2 480-500 V AC	1SDA073679R1	519,00	0,120	1
Einschaltauslöser – YC					
E1.2 - E6.2	YC E1.2..E6.2 24 V AC/DC	1SDA073681R1	370,00	0,400	1
E1.2 - E6.2	YC E1.2..E6.2 30 V AC/DC	1SDA073682R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YC E1.2..E6.2 48 V AC/DC	1SDA073683R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YC E1.2..E6.2 60 V AC/DC	1SDA073684R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YC E1.2..E6.2 110-120 V AC/DC	1SDA073685R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YC E1.2..E6.2 120-127 V AC/DC	1SDA073686R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YC E1.2..E6.2 220-240 V AC/DC	1SDA073687R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YC E1.2..E6.2 240-250 V AC/DC	1SDA073688R1	370,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YC E1.2..E6.2 380-400 V AC	1SDA073690R1	519,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YC E1.2..E6.2 415-440 V AC	1SDA073691R1	185,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YC E1.2..E6.2 480-500 V AC	1SDA073692R1	519,00	0,120	1
Testeinheit – YO/YC					
E1.2 - E6.2	YO/YC Testeinheit E1.2...E6.2	1SDA082751R1	561,00	0,216	1
Unterspannungsauslöser – YU					
E1.2 - E6.2	YU E1.2..E6.2 24 V AC/DC	1SDA073694R1	476,00	0,400	1
E1.2 - E6.2	YU E1.2..E6.2 30 V AC/DC	1SDA073695R1	476,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YU E1.2..E6.2 48 V AC/DC	1SDA073696R1	476,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YU E1.2..E6.2 60 V AC/DC	1SDA073697R1	476,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YU E1.2..E6.2 110-120 V AC/DC	1SDA073698R1	476,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YU E1.2..E6.2 120-127 V AC/DC	1SDA073699R1	476,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YU E1.2..E6.2 220-240 V AC/DC	1SDA073700R1	476,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YU E1.2..E6.2 240-250 V AC/DC	1SDA073701R1	476,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YU E1.2..E6.2 380-400 V AC	1SDA073703R1	476,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YU E1.2..E6.2 415-440 V AC	1SDA073704R1	224,00	0,120	1
E1.2 - E6.2	YU E1.2..E6.2 480-500 V AC	1SDA073705R1	476,00	0,120	1
Elektronische Verzögerungsvorrichtung für Unterspannungsspule - UVD					
E1.2 - E6.2	24...30 V DC	1SDA038316R1	590,00	0,263	1
E1.2 - E6.2	48 V AC/DC	1SDA038317R1	573,00	0,330	1
E1.2 - E6.2	60 V AC/DC	1SDA038318R1	573,00	0,323	1
E1.2 - E6.2	110...127 V AC/DC	1SDA038319R1	573,00	0,330	1
E1.2 - E6.2	220...250 V AC/DC	1SDA038320R1	590,00		1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2

Elektrisches Zubehör

Technische Daten

Fernrückstellung – YR

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	YR 24 V DC E1.2	1SDA073744R1	203,00	0,200	1
E1.2	YR 110 V AC/DC E1.2	1SDA073745R1	203,00	0,200	1
E1.2	YR 250 V AC/DC E1.2	1SDA073746R1	203,00	0,200	1
E2.2 - E6.2	YR 24 V DC E2.2...E6.2	1SDA073747R1	370,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	YR 110 V AC/DC E2.2...E6.2	1SDA073748R1	370,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	YR 250 V AC/DC E2.2...E6.2	1SDA073749R1	370,00	1,000	1

Motorantrieb – M

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	M E1.2 24-30 V AC/DC	1SDA073708R1	1.378,00	1,000	1
E1.2	M E1.2 48-60 V AC/DC	1SDA073709R1	1.378,00	1,000	1
E1.2	M E1.2 100-130 V AC/DC	1SDA073710R1	1.378,00	1,000	1
E1.2	M E1.2 220-250 V AC/DC	1SDA073711R1	1.378,00	0,768	1
E1.2	M E1.2 380-415 V AC	1SDA073713R1	1.378,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	M E2.2...E6.2 24-30 V AC/DC	1SDA073722R1	1.594,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	M E2.2...E6.2 48-60 V AC/DC	1SDA073723R1	1.594,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	M E2.2...E6.2 100-130 V AC/DC	1SDA073724R1	1.594,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	M E2.2...E6.2 220-250 V AC/DC	1SDA073725R1	1.594,00	1,944	1
E2.2 - E6.2	M E2.2...E6.2 380-415 V AC	1SDA073727R1	1.594,00	1,000	1
E1.2	M E1.2 24-30 V AC/DC + S33 M/2 24 V DC	1SDA073715R1	1.378,00	1,000	1
E1.2	M E1.2 48-60 V AC/DC + S33 M/2 24 V DC	1SDA073716R1	1.378,00	1,000	1
E1.2	M E1.2 100-130 V AC/DC + S33 M/2 24 V DC	1SDA073717R1	1.378,00	1,000	1
E1.2	M E1.2 220-250 V AC/DC + S33 M/2 24 V DC	1SDA073718R1	1.378,00	1,000	1
E1.2	M E1.2 380-415 V AC + S33 M/2 24 V DC	1SDA073720R1	1.378,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	M E2.2...E6.2 24-30 V AC/DC + S33 M/2 24 V DC	1SDA073729R1	1.594,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	M E2.2...E6.2 48-60 V AC/DC + S33 M/2 24 V DC	1SDA073730R1	1.594,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	M E2.2...E6.2 100-130 V AC/DC + S33 M/2 24 V DC	1SDA073731R1	1.594,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	M E2.2...E6.2 220-250 V AC/DC + S33 M/2 24 V DC	1SDA073732R1	1.594,00	1,000	1



Stromsensor für Neutralleiter außerhalb des Leistungsschalters

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	Ext CS N E1.2 E2.2 2000 A	1SDA073736R1	286,00	4,100	1
E2.2	Ext CS N E2.2 2500 A	1SDA073737R1	879,00	1,000	1
E4.2	Ext CS N E4.2 3200 A	1SDA073738R1	879,00	1,000	1
E6.2	Ext CS N E4.2 4000 A E6.2 50 %	1SDA073739R1	969,00	1,000	1
E6.2	Ext CS N E6.2	1SDA073740R1	2.622,00	1,000	1

Homopolarer Ringkernwandler für Erdungsleiter der Hauptstromversorgung

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2	Homopolarer Ringkernwandler E1.2 ... E6.2	1SDA073743R1	1.067,00	1,300	1

Ringkernwandler für Fehlerstromschutz

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E2.2 3p	Ringkernwandler RC E1.2, E2.2 3p	1SDA073741R1	3.287,00	10,000	1
E2.2 4p - E4.2	Ringkernwandler RC E2.2 4p, E4.2	1SDA073742R1	4.371,00	1,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2

Mechanisches Zubehör

Technische Daten

Mechanischer Schaltspielzähler – MOC

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	MOC Mechanischer Schaltspielzähler [1]	1SDA073780R1	198,00		1
E2.2 - E6.2	MOC Mechanischer Schaltspielzähler	1SDA073781R1	520,00		1

Schlüsselverriegelung in Aus-Stellung – KLC

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	KLC-D Schlüsselverriegelung auf E1.2	1SDA073782R1	43,70	1,000	1
E1.2	KLC-S Schlüsselverriegelung auf N.20005 E1.2	1SDA073783R1	43,70	1,000	1
E1.2	KLC-S Schlüsselverriegelung auf N.20006 E1.2	1SDA073784R1	43,70	1,000	1
E1.2	KLC-S Schlüsselverriegelung auf N.20007 E1.2	1SDA073785R1	43,70	1,000	1
E1.2	KLC-S Schlüsselverriegelung auf N.20008 E1.2	1SDA073786R1	43,70	1,000	1
E1.2	KLC-S Schlüsselverriegelung auf N.20009 E1.2	1SDA073787R1	43,70	1,000	1
E1.2	KLA Castell Schlüsselverriegelung auf E1.2	1SDA073788R1	89,00	1,000	1
E1.2	KLA Kirk Schlüsselverriegelung auf E1.2	1SDA073789R1	89,00	1,000	1
E1.2	KLA Ronis Profalux Schlüsselverriegelung auf E1.2	1SDA073790R1	89,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLC-D Schlüsselverriegelung auf E2.2...E6.2	1SDA073791R1	277,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLC-S Schlüsselverriegelung AP N.20005 E2.2..E6.2	1SDA073792R1	289,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLC-S Schlüsselverriegelung AP N.20006 E2.2..E6.2	1SDA073793R1	289,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLC-S Schlüsselverriegelung AP N.20007 E2.2..E6.2	1SDA073794R1	289,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLC-S Schlüsselverriegelung AP N.20008 E2.2..E6.2	1SDA073795R1	289,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLC-S Schlüsselverriegelung AP N.20009 E2.2..E6.2	1SDA073796R1	289,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLA Castell Schlüsselverriegelung auf E2.2...E6.2	1SDA073797R1	277,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLA AP Castell Kirk Schlüsselverriegelung E2.2...E6.2	1SDA073798R1	183,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLA AP Ronis Profalux Schlüsselverriegelung E2.2...E6.2	1SDA073799R1	183,00	1,000	1

Schlossverriegelung in AUS-Stellung – PLC

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	PLC E1.2 Schlossverriegelung in AUS-Stellung D = 4 mm	1SDA073800R1	65,00	0,100	1
E1.2	PLC E1.2 Schlossverriegelung in AUS-Stellung D = 7 mm	1SDA073801R1	65,00	0,100	1
E1.2	PLC E1.2 Schlossverriegelung in AUS-Stellung D = 8 mm	1SDA073802R1	65,00	0,100	1
E2.2 - E6.2	PLC E2.2 Schlossverriegelung in AUS-Stellung D = 4 mm	1SDA073803R1	277,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	PLC E2.2..E6.2 Schlossverriegelung in AUS-Stellung D = 7 mm	1SDA073804R1	277,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	PLC E2.2..E6.2 Schlossverriegelung in AUS-Stellung D = 8 mm	1SDA073805R1	277,00	1,000	1

1) Nur in Verbindung mit Motorantrieb

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2

Elektrisches Zubehör

Technische Daten

Öffner/Schließer Hilfskontakte – AUX

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	AUX 4Q 400 V E1.2	1SDA073750R1	134,00	0,146	1
E1.2	AUX 4Q 24 V E1.2	1SDA073751R1	134,00	0,223	1
E1.2	AUX 2Q 400 V + 2Q 24V E1.2	1SDA073752R1	134,00	0,223	1
E2.2 - E6.2	AUX 4Q 400 V E2.2...E6.2	1SDA073753R1	391,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	AUX 4Q 24 V E2.2...E6.2	1SDA073754R1	547,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	AUX 2Q 400 V + 2Q 24 V E2.2...E6.2	1SDA073755R1	391,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	AUX 6Q 400 V E2.2...E6.2	1SDA073756R1	587,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	AUX 6Q 24 V E2.2...E6.2	1SDA073757R1	819,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	AUX 3Q 400 V AC + 3Q 24 V DC E2.2...E6.2	1SDA075973R1	671,00	1,000	1
E1.2	AUX 15Q 400 V E1.2 [1)]	1SDA073758R1	1.326,00	0,985	1
E1.2	AUX 15Q 24 V E1.2 [1)]	1SDA073759R1	1.857,00	1,006	1
E2.2 - E6.2	AUX 15Q 400 V E2.2...E6.2 [1)]	1SDA073760R1	1.326,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	AUX 15Q 24 V E2.2...E6.2 [1)]	1SDA073761R1	1.857,00	1,000	1

1) nicht kompatibel mit mechanischen Verriegelungen auf Schaltfeldtüren oder mechanischen Verriegelungen; diese müssen mit Verriegelungsunterstützung bestellt werden.

Positionshilfskontakte – AUP

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	AUP 6 Kontakte 400 V E1.2	1SDA073762R1	158,00	0,030	1
E1.2	AUP 6 Kontakte 24 V E1.2	1SDA073763R1	158,00	0,030	1
E2.2 - E6.2	AUP 5 Kontakte 400 V E2.2...E6.2 - links anbaubar	1SDA073764R1	540,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	AUP 5 Kontakte 24 V E2.2...E6.2 - links anbaubar	1SDA073765R1	760,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	AUP 5 zusätzl. Kontakte 400V E2.2...E6.2 - rechts anbaubar	1SDA073766R1	540,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	AUP 5 zusätzl. Kontakte 24 V E2.2...E6.2 - rechts anbaubar	1SDA073767R1	760,00	1,000	1
E1.2	AUP Ekip Hilfskontakte Position E1.2	1SDA073768R1	8,35	0,030	1

Einschaltbereitschaft des Meldekontaktes – RTC

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	RTC 250 V E1.2	1SDA073770R1	67,00	0,200	1
E1.2	RTC 24 V E1.2	1SDA073771R1	67,00	0,200	1
E1.2	RTC Ekip 24 V E1.2	1SDA073772R1	67,00	0,200	1
E2.2 - E6.2	RTC 250 V E2.2...E6.2	1SDA073773R1	67,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	RTC 24 V E2.2...E6.2	1SDA073774R1	67,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	RTC Ekip 24 V E2.2...E6.2	1SDA073775R1	67,00	1,000	1

Meldekontakte der Auslösung des Schutzauslösers Ekip – S51

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	S51 250 V E1.2	1SDA073776R1	67,00	0,200	1
E1.2	S51 24 V E1.2	1SDA073777R1	67,00	0,200	1
E2.2 - E6.2	S51 250 V E2.2...E6.2	1SDA073778R1	95,00	0,200	1
E2.2 - E6.2	S51 24 V E2.2...E6.2	1SDA073779R1	95,00	0,200	1

Klemmen für Hilfsanschlüsse

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2	Klemmen 10 Stück	1SDA073906R1	108,00	0,005	1

13

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2

Mechanisches Zubehör

Technische Daten

Schlüsselverriegelung in Betrieb, Test, Ausgefahren-Stellung – KLP

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	KLP-D Betrieb-/Ausgefahrenstellung E1.2 1. Schlüssel	1SDA073822R1	43,70	0,300	1
E1.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20005 E1.2 1. Schlüssel	1SDA073823R1	43,70	0,300	1
E1.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20006 E1.2 1. Schlüssel	1SDA073824R1	43,70	0,300	1
E1.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20007 E1.2 1. Schlüssel	1SDA073825R1	43,70	0,300	1
E1.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20008 E1.2 1. Schlüssel	1SDA073826R1	43,70	0,300	1
E1.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20009 E1.2 1. Schlüssel	1SDA073827R1	43,70	0,300	1
E1.2	KLP-D Betrieb-/Ausgefahrenstellung E1.2 2. Schlüssel	1SDA073828R1	43,70	0,300	1
E1.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20005 E1.2 2. Schlüssel	1SDA073829R1	43,70	0,300	1
E1.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20006 E1.2 2. Schlüssel	1SDA073830R1	43,70	0,300	1
E1.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20007 E1.2 2. Schlüssel	1SDA073831R1	43,70	0,300	1
E1.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20008 E1.2 2. Schlüssel	1SDA073832R1	43,70	0,300	1
E1.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20009 E1.2 2. Schlüssel	1SDA073833R1	43,70	0,300	1
E1.2	KLP-A Betrieb-/Ausgefahrenstellung Kirk E1.2 1. Schlüssel	1SDA073834R1	89,00	0,300	1
E1.2	KLP-A Betrieb-/Ausgefahrenstellung Kirk E1.2 2. Schlüssel	1SDA073835R1	89,00	0,300	1
E2.2 - E6.2	KLP-D Betrieb-/Ausgefahrenstellung E2.2...E6,2 1. Schlüssel	1SDA073806R1	284,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20005 E2.2...E62. 1. Schlüssel	1SDA073807R1	284,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20006 E2.2...E62. 1. Schlüssel	1SDA073808R1	284,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20007 E2.2...E62. 1. Schlüssel	1SDA073809R1	284,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20008 E2.2...E62. 1. Schlüssel	1SDA073810R1	284,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20009 E2.2...E62. 1. Schlüssel	1SDA073811R1	284,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-D Betrieb-/Ausgefahrenstellung E2.2...E6.2 2. Schlüssel	1SDA073812R1	284,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20005 E2.2...E6.2 2. Schlüssel	1SDA073813R1	284,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20006 E2.2...E6.2 2. Schlüssel	1SDA073814R1	284,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20007 E2.2...E6.2 2. Schlüssel	1SDA073815R1	284,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20008 E2.2...E6.2 2. Schlüssel	1SDA073816R1	284,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-S Betrieb-/Ausgefahrenstellung N.20009 E2.2...E6.2 2. Schlüssel	1SDA073817R1	284,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-A Betrieb-/Ausgefahrenstellung Kirk E2.2..E6.2 1. Schlüssel	1SDA073818R1	183,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-A Betrieb-/Ausgefahrenstellung Kirk E2.2..E6.2 2. Schlüssel	1SDA073819R1	183,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	KLP-A Betrieb-/Ausgefahrenstellung Castell E2.2...E6.2 1. Schlüssel	1SDA073820R1	183,00	1,000	1

Zubehörteile für zusätzliche Verriegelung in der Ausgefahrenstellung

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	Zusatzverriegelung in Ausgefahrenstellung E1.2	1SDA073838R1	81,00	0,100	1
E2.2 - E6.2	Zusatzverriegelung in Ausgefahrenstellung E2.2...E6.2	1SDA073839R1	95,00	1,000	1

Vorhängeschloss in Betrieb, Test, Ausgefahren-Stellung – PLP

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	PLP Vorhängeschloss Betrieb-/Ausgefahrenstellung D = 4/6/8 mm E1.2	1SDA073840R1	277,00	0,100	1
E2.2 - E6.2	PLP Vorhängeschloss Betrieb-/Ausgefahrenstellung D = 4/6/8 mm E2.2...E6.2	1SDA073841R1	277,00	1,000	1

Externe Verriegelung der Trennklappen – SLE

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2	SLE Verriegelung der Trennklappen D = 4/6/8 mm E2.2	1SDA073842R1	65,00	0,100	1
E4.2	SLE Verriegelung der Trennklappen D = 4/6/8 mm E4.2	1SDA073843R1	65,00	0,100	1
E6.2	SLE Verriegelung der Trennklappen D = 4/6/8 mm E6.2	1SDA073844R1	65,00	0,100	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2

Mechanisches Zubehör

Technische Daten

Verriegelung für Ein-/Ausfahren bewegliches Teil mit offener Tür – DLR

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2	DLR E2.2	1SDA073845R1	304,00	1,000	1
E4.2	DLR E4.2	1SDA073846R1	304,00	1,000	1
E6.2	DLR E6.2	1SDA073847R1	304,00	1,000	1

Verriegelung der Türöffnung mit Leistungsschalter in Betrieb-/Teststellung – DLP

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2 - E6.2	DLP E2.2...E6.2	1SDA073849R1	217,00	1,000	1

Verriegelung der Türöffnung mit Leistungsschalter in EIN-Stellung – DLC

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2 - E6.2	DLC Verriegel. Direkttür E2.2...E6.2	1SDA073853R1	861,00	1,000	1

Schutzabdeckung für Bedientasten EIN/AUS – PBC

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	PBC Schutzabdeckung AP/CH E1.2	1SDA073854R1	81,00	0,100	1
E1.2	PBC Schutzabdeckung AP/CH D = 4 mm E1.2	1SDA073855R1	81,00	0,100	1
E1.2	PBC Schutzabdeckung AP/CH D = 7 mm E1.2	1SDA073856R1	81,00	0,100	1
E1.2	PBC Schutzabdeckung AP/CH D = 8 mm E1.2	1SDA073857R1	81,00	0,100	1
E2.2 - E6.2	PBC Schutzabdeckung AP/CH E2.2...E6.2	1SDA073858R1	127,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	PBC Schutzabdeckung AP/CH D = 4 mm E2.2..E6.2	1SDA073859R1	277,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	PBC Schutzabdeckung AP/CH D = 7 mm E2.2..E6.2	1SDA073860R1	277,00	0,034	1
E2.2 - E6.2	PBC Schutzabdeckung AP/CH D = 8 mm E2.2..E6.2	1SDA073861R1	277,00	1,000	1

Abdeckrahmen Leistungsschalter

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	IP30 Abdeckrahmen E1.2 F	1SDA073862R1	118,00	0,214	1
E1.2	IP30 Abdeckrahmen E1.2 W	1SDA073863R1	121,00	0,214	1
E2.2 - E6.2	IP30 Abdeckrahmen E2.2...E6.2 F	1SDA073864R1	388,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	IP30 Abdeckrahmen E2.2...E6.2 W	1SDA073865R1	388,00	1,000	1
E1.2	IP54 Abdeckrahmen verschiedene Schlüssel E1.2	1SDA073866R1	147,00	1,260	1
E2.2 - E6.2	IP54 Abdeckrahmen verschiedene Schlüssel E2.2...E6.2	1SDA073867R1	848,00	1,000	1
E1.2	IP54 Abdeckrahmen Schlüssel Nr. 20005 E1.2	1SDA073868R1	147,00	2,100	1
E2.2 - E6.2	IP54 Abdeckrahmen Schlüssel Nr.20005 E2.2...E6.2	1SDA073869R1	848,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	Versiegelbare Abdeckung des Auslösers	1SDA073870R1	150,00	1,000	1

Hohe oder flache Klemmenabdeckungen – HTC / LTC - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	HTC hohe Klemmenabdeckungen E1.2 2 Stk.	1SDA073871R1	139,00	1,000	1
E1.2	LTC flache Klemmenabdeckungen E1.2 F 2 Stk.	1SDA073873R1	139,00	1,000	1

Hohe oder flache Klemmenabdeckungen – HTC / LTC - 4-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	HTC hohe Klemmenabdeckungen E1.2 2 Stk.	1SDA073872R1	180,00	1,000	1
E1.2	LTC flache Klemmenabdeckungen E1.2 F 2 Stk.	1SDA073874R1	180,00	1,000	1

13

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2

Mechanisches Zubehör

Technische Daten

Trennwände – PB

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	PB Trennwände H = 100 mm 4 Stk. E1.2 3P	1SDA073877R1	24,70	0,170	1
E1.2	PB Trennwände H = 100 mm 6 Stk. E1.2 4P	1SDA073878R1	36,90	0,170	1
E1.2	PB Trennwände H = 200 mm 4 Stk. E1.2 3P	1SDA073879R1	37,00	0,300	1
E1.2	PB Trennwände H = 200 mm 6 Stk. E1.2 4P	1SDA073880R1	55,00	0,300	1

Bodenbefestigungsplatte – F

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	Bodenbefestigungsplatte für feste Einheit	1SDA076020R1	151,00	0,302	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2

Mechanische Verriegelung

Technische Daten

Kabel für mechanische Verriegelungen [Gruppe 1]

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2	Typ A horizontal - Standardkabel	1SDA073881R1	351,00	0,700	1
E2.2 - E6.2	Typ B,C,D horizontal - Standardkabel	1SDA073882R1	351,00	2,141	1
E1.2 - E6.2	Typ A vertikal - Standardkabel	1SDA073885R1	351,00	0,583	1
E2.2 - E6.2	Typ B,C,D vertikal - Standardkabel	1SDA073886R1	351,00	1,725	1

Für jede Verriegelung ist ein Kabeltyp erforderlich. Zu bestellen für einen Festeinbau Leistungsschalter oder das Unterteil (FP) eines ausfahrbaren Leistungsschalters.

Hebel für mechanische Verriegelung des Festeinbau Leistungsschalters oder des Unterteils [Gruppe 2] - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2		1SDA073889R1	176,00	1,000	1
E4.2		1SDA073890R1	176,00	1,000	1
E6.2		1SDA073891R1	176,00	1,000	1

Verriegelungszubehör ist für E1.2 nicht erforderlich

Hebel für mechanische Verriegelung des Festeinbau Leistungsschalters oder des Unterteils [Gruppe 2] - 4-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2		1SDA073889R1	176,00	1,000	1
E4.2		1SDA073890R1	176,00	1,000	1
E6.2		1SDA073892R1	176,00	1,000	1

Verriegelungszubehör ist für E1.2 nicht erforderlich

Träger für mechanische Verriegelung des Festeinbau Leistungsschalters [Gruppe 3]

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	Typ A - auf Bodenplatte montiert	1SDA073893R1	429,00	0,900	1
E1.2	Typ A - wandmontiert	1SDA073894R1	429,00	1,900	1
E2.2 - E6.2	Typ A / B / D	1SDA073895R1	565,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	Typ C	1SDA073897R1	565,00	1,000	1

Träger für mechanische Verriegelung des Unterteils (FP) [Gruppe 4] eines ausfahrbaren Leistungsschalters [Gruppe 4]

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	Typ A	1SDA073896R1	429,00	1,900	1
E2.2 - E6.2	Typ A / B / D	1SDA073895R1	565,00	1,000	1
E2.2 - E6.2	Typ C	1SDA073897R1	565,00	1,000	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Ekip Module

Technische Daten

Elektronischer Auslöser Ekip Grey Version – Lieferung lose beigelegt

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2	Ekip Dip LI	1SDA074194R1	1.922,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip Dip LSI	1SDA074195R1	2.083,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip Dip LSIG	1SDA074196R1	3.286,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip Touch LI	1SDA074197R1	2.313,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip Touch LSI	1SDA074198R1	2.468,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip Touch LSIG	1SDA074199R1	3.966,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip G Touch LSIG	1SDA074200R1	8.512,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip Hi-Touch LSI	1SDA074201R1	7.752,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA074202R1	8.960,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA074203R1	9.854,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip LCD LI	1SDA074204R1	2.313,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip LCD LSI	1SDA074205R1	2.468,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip LCD LSIG	1SDA074206R1	3.966,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip G LCD LSIG	1SDA074207R1	8.512,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip Hi-LCD LSI	1SDA074208R1	7.752,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip Hi-LCD LSIG	1SDA074209R1	8.960,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip G Hi-LCD LSIG	1SDA074210R1	9.854,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Batterie für Auslöser Ekip	1SDA074193R1	330,00	1,000	1

Elektronischer Auslöser Ekip Black Version – Lieferung lose beigelegt

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2	Ekip Dip LI (Black)	1SDA107526R1	1.857,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Dip LSI (Black)	1SDA107527R1	2.008,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Dip LSIG (Black)	1SDA107528R1	3.170,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Touch LI (Black)	1SDA107529R1	2.233,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Touch LSI (Black)	1SDA107530R1	2.383,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Touch LSIG (Black)	1SDA107531R1	3.827,00	0,200	1
E1.2 - E6.2 [1]	Ekip Hi-Touch LSI (Black)	1SDA107532R1	7.486,00	0,200	1
E1.2 - E6.2 [1]	Ekip Hi-Touch LSIG (Black)	1SDA107533R1	8.649,00	0,200	1
E1.2 - E6.2 [1]	Ekip G Touch LSIG (Black)	1SDA107534R1	8.217,00	0,200	1
E1.2 - E6.2 [1]	Ekip G Hi-Touch LSIG (Black)	1SDA107535R1	9.514,00	0,200	1
E1.2 - E6.2 [1]	Ekip LCD LI (Black)	1SDA107536R1	2.233,00	0,200	1
E1.2 - E6.2 [1]	Ekip LCD LSI (Black)	1SDA107537R1	2.383,00	0,200	1
E1.2 - E6.2 [1]	Ekip LCD LSIG (Black)	1SDA107538R1	3.827,00	0,200	1
E1.2 - E6.2 [1]	Ekip Hi-LCD LSI (Black)	1SDA107539R1	7.486,00	0,200	1
E1.2 - E6.2 [1]	Ekip Hi-LCD LSIG (Black)	1SDA107540R1	8.649,00	0,200	1
E1.2 - E6.2 [1]	Ekip G LCD LSIG (Black)	1SDA107541R1	8.217,00	0,200	1
E1.2 - E6.2 [1]	Ekip G Hi-LCD LSIG (Black)	1SDA107542R1	9.514,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Batterie für Auslöser Ekip	1SDA074193R1	330,00	1,000	1

1) Auslieferung ohne Messmodul/Messmodul mit Spannungsabgriff

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Ekip Module

Technische Daten

Optionen für Elektronischer Auslöser Ekip

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2	Ekip LCD Installiert	1SDA074211R1	auf Anfrage	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip Power Controller	1SDA074212R1	8.716,00	0,100	1
E1.2 - E6.2	Obere innen installierte Spannungsabgriffe für Ekip Measuring/-Pro	1SDA074216R1	2,70	1,000	1
E1.2 - E6.2	Außen installierte Spannungsabgriffe für Ekip Measuring/-Pro	1SDA074217R1	2,70	1,000	1
E1.2 - E6.2	Vorrüstung für Kabel mit unteren inneren Spannungsabgriffen	1SDA074213R1	142,00	0,100	1
E1.2 - E6.2	Vorrüstung für Kabel mit oberen inneren Spannungsabgriffen	1SDA074214R1	142,00	0,100	1
E1.2 - E6.2	Vorrüstung für Kabel mit externen Spannungsabgriffen	1SDA074215R1	142,00	0,100	1

Energieversorgungsmodule

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2	Ekip Supply 110-240 V AC/DC	1SDA074172R1	321,00	0,050	1
E1.2 - E6.2	Ekip Supply 24-48 V DC	1SDA074173R1	324,00	0,220	1

Konnektivitätsmodule/Kommunikationsmodule

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2	Ekip Com Modbus RS-485	1SDA074150R1	1.246,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com Modbus TCP	1SDA074151R1	2.024,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com Profibus	1SDA074152R1	3.114,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com Profinet	1SDA074153R1	3.115,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com DeviceNet	1SDA074154R1	3.115,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com EtherNet/IP	1SDA074155R1	3.115,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com IEC61850	1SDA074156R1	4.947,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com R Modbus RS-485	1SDA074157R1	1.246,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com R Modbus TCP	1SDA074158R1	2.024,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com R Profibus	1SDA074159R1	3.115,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com R Profinet	1SDA074160R1	3.115,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com R DeviceNet	1SDA074161R1	3.115,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com R EtherNet/IP	1SDA074162R1	3.115,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip Link	1SDA074163R1	1.519,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com GPRS-M	1SDA074165R1	2.294,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip Com Actuator	1SDA074166R1	321,00	0,200	1

Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Emax 2 hinzukonfiguriert werden

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Ekip Module

Technische Daten

Hier geht es zum ABB Ability Marketplace™

Funktionspakete

Softwarefunktionen

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2 [1]	Lastabwurf - adaptiv	1SDA082921R1	9.617,00		1
E1.2 - E6.2 [2]	ATS Lizenz 2 Einspeiseschalter mit Kupplung Übergang geschlossen	1SDA082886R1	auf Anfrage	1,300	1
E1.2 - E6.2 [2]	ATS Lizenz 2 Einspeiseschalter Übergang offen	1SDA082889R1	385,00	1,300	1
E1.2 - E6.2	Ekip Leistungscontroller	1SDA074212R1	8.716,00	0,100	1

1) Sowohl fertig montiert als auch über ABB Ability Marketplace™ verfügbar.
2) Nur über ABB Ability Marketplace™ verfügbar.

Softwarepakete

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2	Messpaket für Emax 2	1SDA107525R1	881,00		1
E1.2 - E6.2	Spannungsschutz für Emax 2	1SDA105227R1	1.668,00		1
E1.2 - E6.2	Erweiterter Spannungsschutz für Emax 2	1SDA105228R1	1.668,00		1
E1.2 - E6.2	Frequenzschutz für Emax 2	1SDA105229R1	833,00		1
E1.2 - E6.2	Leistungsschutz für Emax 2	1SDA105230R1	2.000,00		1
E1.2 - E6.2	ROCOF-Schutz für Emax 2	1SDA105231R1	2.000,00		1
E1.2 - E6.2	Adaptive Schutzfunktion für Emax 2	1SDA105232R1	333,00		1
E1.2 - E6.2	Datalogger für Emax 2	1SDA105233R1	667,00		1
E1.2 - E6.2	Netzwerkanalysator	1SDA105234R1	1.668,00		1

Messfunktionen - Genauigkeit Klasse 1 [1) 2)]

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	Leistungs- und Energiemessung Klasse 1 E1.2	1SDA107551R1	667,00	0,200	1
E2.2	Leistungs- und Energiemessung Klasse 1 E2.2	1SDA107675R1	716,00	0,200	1
E4.2	Leistungs- und Energiemessung Klasse 1 E4.2	1SDA107676R1	667,00	0,200	1
E6.2	Leistungs- und Energiemessung Klasse 1 E6.2	1SDA107677R1	667,00	0,200	1

1) Nur werkseitig montiert. Zusatzcodes für Auslöser Ekip Touch und Ekip G Touch erhältlich.
2) Genauigkeitsklasse 1 für Emax 2/E9 nicht verfügbar.

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Ekip Module

Technische Daten

Meldemodule

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2	Ekip 2K-1	1SDA074167R1	251,00	0,050	1
E1.2 - E6.2	Ekip 2K-2	1SDA074168R1	251,00	0,200	1
E1.2 - E6.2	Ekip 2K-3	1SDA074169R1	251,00	0,200	1
E2.2 - E6.2	Ekip 4K	1SDA074170R1	421,00	1,000	1
E1.2 - E6.2	Ekip 10K	1SDA074171R1	2.288,00	0,220	1

Die neuen Ekip Auslöser können mit einer Zusatzbestellung der Funktionspakete erweitert werden.
Ein zusätzlicher Einbau von Hardware ist nicht notwendig/möglich (hierbei geht es um die vorherigen Module Ekip Measuring und Measuring Pro). Der Spannungabgriff unten ist bereits als Standard installiert.

Softwarepakete

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2	Messpaket für Emax 2	1SDA107525R1	881,00		1
E1.2 - E6.2	Spannungsschutz für Emax 2	1SDA105227R1	1.668,00		1
E1.2 - E6.2	Erweiterter Spannungsschutz für Emax 2	1SDA105228R1	1.668,00		1
E1.2 - E6.2	Frequenzschutz für Emax 2	1SDA105229R1	833,00		1
E1.2 - E6.2	Leistungsschutz für Emax 2	1SDA105230R1	2.000,00		1
E1.2 - E6.2	ROCOF-Schutz für Emax 2	1SDA105231R1	2.000,00		1
E1.2 - E6.2	Adaptive Schutzfunktion für Emax 2	1SDA105232R1	333,00		1
E1.2 - E6.2	Datalogger für Emax 2	1SDA105233R1	667,00		1
E1.2 - E6.2	Netzwerkanalysator	1SDA105234R1	1.668,00		1

Display für Schaltfeldtür

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2	Ekip Multimeter Display auf der Frontseite der Schaltanlage	1SDA074192R1	740,00	0,200	1

Anzeige- und Überwachungssysteme

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E6.2	Ekip TT - Auslösetestgerät	1SDA066988R1	105,00	0,050	1
E1.2 - E6.2	Ekip Programming	1SDA076154R1	1.513,00	0,999	1

Hinweis: Bei den Emax 2 Schaltern mit Ekip Touch Auslösern ist das Ekip TT nicht mehr im Lieferumfang enthalten. Das Ekip TT ist separat zu bestellen.

13

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Notizen

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Ekip Module

Technische Daten

Rating Plug für Auslöser Ekip - separate Lieferung

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E2.2 [2]	Rating Plug 100A (Schwarz)	1SDA112840R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E2.2 [2]	Rating Plug 200A (Schwarz)	1SDA112841R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E2.2 [2]	Rating Plug 250A (Schwarz)	1SDA112842R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug 400A (Schwarz)	1SDA112843R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug 630A (Schwarz)	1SDA112845R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug 800A (Schwarz)	1SDA112846R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug 1000A (Schwarz)	1SDA112847R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug 1250A (Schwarz)	1SDA112849R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug 1600A (Schwarz)	1SDA112850R1	34,60	0,100	1
E2.2 - E6.2	Rating Plug 2000A (Schwarz)	1SDA112851R1	34,60	0,100	1
E2.2 - E6.2	Rating Plug 2500A (Schwarz)	1SDA112852R1	34,60	0,100	1
E4.2 - E6.2	Rating Plug 3200A (Schwarz)	1SDA112854R1	34,60	0,100	1
E4.2 - E6.2	Rating Plug 4000A (Schwarz)	1SDA112856R1	34,60	0,100	1
E6.2	Rating Plug 5000A (Schwarz)	1SDA112857R1	34,60	0,100	1
E6.2	Rating Plug 6300A (Schwarz)	1SDA112859R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E2.2 [1] [2]	Rating Plug 100A L OFF (Schwarz)	1SDA112860R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E2.2 [1] [2]	Rating Plug 200A L OFF E1.2..E2.2 (Schwarz)	1SDA112861R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E2.2 [1] [2]	Rating Plug 250A L OFF E1.2..E2.2 (Schwarz)	1SDA112862R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 400A L OFF E1.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA112863R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 630A L OFF E1.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA112865R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 800A L OFF E1.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA112866R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 1000A L OFF E1.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA112867R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 1250A L OFF E1.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA112869R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 1600A L OFF E1.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA112870R1	34,60	0,100	1
E2.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 2000A L OFF E2.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA112871R1	34,60	0,100	1
E2.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 2500A L OFF E2.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA112872R1	34,60	0,100	1
E4.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 3200A L OFF E4.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA112873R1	34,60	0,100	1
E4.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 4000A L OFF E4.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA112875R1	34,60	0,100	1
E6.2 [1]	Rating Plug 5000A L OFF E6.2 (Schwarz)	1SDA112876R1	34,60	0,100	1
E6.2 [1]	Rating Plug 6300A L OFF E6.2 (Schwarz)	1SDA112878R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E2.2 [2]	Rating Plug RC 100A (Schwarz)	1SDA112879R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E2.2 [2]	Rating Plug RC 200A (Schwarz)	1SDA112880R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E2.2 [2]	Rating Plug RC 250A (Schwarz)	1SDA112881R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug RC 400A (Schwarz)	1SDA112882R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug RC 630A (Schwarz)	1SDA112884R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug RC 800A (Schwarz)	1SDA112885R1	34,60	0,100	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug RC 1250A (Schwarz)	1SDA112887R1	34,60	0,100	1
E2.2 - E6.2	Rating Plug RC 2000A (Schwarz)	1SDA112888R1	34,60	0,100	1
E4.2 - E6.2	Rating Plug RC 3200A (Schwarz)	1SDA112889R1	34,60	0,100	1
E4.2 - E6.2	Rating Plug RC 4000A (Schwarz)	1SDA112891R1	34,60	0,100	1

1) Nur mit Ekip Touch und Ekip Hi-Touch lieferbar.
2) Nur mit Versionen von 1.250 A verfügbar.
Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Emax 2 hinzukonfiguriert werden.

Ekip T&P
(Inhalt nur teilweise dargestellt)

Programmier- und Testeinheit für elektronischen Auslöser Ekip

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
	Ekip T&P - Programmier- und Testgerät	1SDA066989R1	2.062,00	0,999	1

13

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Ekip Module

Technische Daten

Rating Plug für Auslöser Ekip - installiert

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 - E2.2 [2]	Rating Plug 100A (Schwarz)	1SDA074258R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E2.2 [2]	Rating Plug 200A (Schwarz)	1SDA074259R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E2.2 [2]	Rating Plug 250A (Schwarz)	1SDA074260R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug 400A (Schwarz)	1SDA074261R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug 630A (Schwarz)	1SDA074262R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug 800A (Schwarz)	1SDA074263R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug 1000A (Schwarz)	1SDA074264R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug 1250A (Schwarz)	1SDA074265R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug 1600A (Schwarz)	1SDA074266R1	1,40	1,000	1
E2.2 - E6.2	Rating Plug 2000A (Schwarz)	1SDA074267R1	1,40	1,000	1
E2.2 - E6.2	Rating Plug 2500A (Schwarz)	1SDA074268R1	1,40	1,000	1
E4.2 - E6.2	Rating Plug 3200A (Schwarz)	1SDA074269R1	1,40	1,000	1
E4.2 - E6.2	Rating Plug 4000A (Schwarz)	1SDA074270R1	1,40	1,000	1
E6.2	Rating Plug 5000A (Schwarz)	1SDA074271R1	1,40	1,000	1
E6.2	Rating Plug 6300A (Schwarz)	–	–		1
E1.2 - E2.2 [1] [2]	Rating Plug 100A L OFF (Schwarz)	1SDA074273R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E2.2 [1] [2]	Rating Plug 200A L OFF E1.2..E2.2 (Schwarz)	1SDA074274R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E2.2 [1] [2]	Rating Plug 250A L OFF E1.2..E2.2 (Schwarz)	1SDA074275R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 400A L OFF E1.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA074276R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 630A L OFF E1.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA074277R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 800A L OFF E1.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA074278R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 1000A L OFF E1.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA074279R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 1250A L OFF E1.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA074280R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 1600A L OFF E1.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA074281R1	1,40	1,000	1
E2.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 2000A L OFF E2.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA074282R1	1,40	1,000	1
E2.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 2500A L OFF E2.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA074283R1	1,40	1,000	1
E4.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 3200A L OFF E4.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA074284R1	1,40	1,000	1
E4.2 - E6.2 [1]	Rating Plug 4000A L OFF E4.2..E6.2 (Schwarz)	1SDA074285R1	1,40	1,000	1
E6.2 [1]	Rating Plug 5000A L OFF E6.2 (Schwarz)	1SDA074286R1	1,40	1,000	1
E6.2 [1]	Rating Plug 6300A L OFF E6.2 (Schwarz)	1SDA074287R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E2.2 [2]	Rating Plug RC 100A (Schwarz)	1SDA074288R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E2.2 [2]	Rating Plug RC 200A (Schwarz)	1SDA074289R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E2.2 [2]	Rating Plug RC 250A (Schwarz)	1SDA074290R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug RC 400A (Schwarz)	1SDA074291R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug RC 630A (Schwarz)	1SDA074292R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug RC 800A (Schwarz)	1SDA074293R1	1,40	1,000	1
E1.2 - E6.2	Rating Plug RC 1250A (Schwarz)	1SDA074294R1	1,40	1,000	1
E2.2 - E6.2	Rating Plug RC 2000A (Schwarz)	1SDA074295R1	1,40	1,000	1
E4.2 - E6.2	Rating Plug RC 3200A (Schwarz)	1SDA074296R1	1,40	1,000	1
E4.2 - E6.2	Rating Plug RC 4000A (Schwarz)	1SDA074297R1	1,40	1,000	1

1) Nur mit Ekip Touch und Ekip Hi-Touch lieferbar.
2) Nur mit Versionen von 1.250 A verfügbar.
Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Emax 2 hinzukonfiguriert werden.

Ekip T&P
(Inhalt nur teilweise dargestellt)

Programmier- und Testeinheit für elektronischen Auslöser Ekip

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
	Ekip T&P - Programmier- und Testgerät	1SDA066989R1	2.062,00	0,999	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Anschlüsse

Technische Daten



Einstellbarer rückseitiger Anschluss - HR VR



Horizontaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SHR



Vertikaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SVR



Verlängerter vorderseitiger Anschluss - EF



Vorderseitiger Anschluss - F



Vorderseitiger gespreizter Anschluss - ES



Kabelanschluss
FC CuAl 4x240 mm² - FC CuAl

Satz für Anschlüsse – installiert für Festeinbau Leistungsschalter - 3-polig

Baugröße	Ausführung I_u max		Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 [1]	**F**	**1.600**	Satz EF oben	1SDA073963R1	178,00	0,450	1
E1.2 [1]	**F**	**1.600**	Satz EF unten	1SDA073965R1	178,00	0,450	1
E1.2 [1]	**F**	**1.600**	Satz ES oben	1SDA073975R1	316,00	4,700	1
E1.2 [1]	**F**	**1.600**	Satz ES unten	1SDA073977R1	316,00	4,700	1
E1.2 [1]	**F**	**1.600**	Satz HR oben	1SDA073981R1	193,00	0,850	1
E1.2 [1]	**F**	**1.600**	Satz HR unten	1SDA073983R1	193,00	0,850	1
E1.2 [1]	**F**	**1.600**	Satz VR oben	1SDA073985R1	193,00	0,850	1
E1.2 [1]	**F**	**1.600**	Satz VR unten	1SDA073987R1	193,00	0,850	1
E1.2 [1]	**F**	**1.600**	Satz FC CuAl 4 x 240 mm² oben	1SDA073997R1	316,00	0,332	1
E1.2 [1]	**F**	**1.600**	Satz FC CuAl 4 x 240 mm² unten	1SDA073999R1	316,00	0,332	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz VR oben	1SDA074003R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz VR unten	1SDA074005R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz VR oben	1SDA074009R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz VR unten	1SDA074011R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz SHR oben	1SDA074045R1	162,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz SHR unten	1SDA074047R1	162,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz SHR oben	1SDA074051R1	482,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz SHR unten	1SDA074053R1	482,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz SVR oben	1SDA074057R1	167,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz SVR unten	1SDA074059R1	167,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz SVR oben	1SDA074063R1	268,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz SVR unten	1SDA074065R1	268,00	1,000	1
E2.2 [1]	**F**	**2.500**	Satz F oben	1SDA074118R1	639,00	1,000	1
E2.2 [1]	**F**	**2.500**	Satz F unten	1SDA074120R1	639,00	1,000	1
E4.2	**F**	**3.200**	Satz VR oben	1SDA074015R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**F**	**3.200**	Satz VR unten	1SDA074017R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**F**	**4.000**	Satz VR oben	1SDA074021R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**F**	**4.000**	Satz VR unten	1SDA074023R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2 [1]	**F**	**4.000**	Satz F oben	1SDA074126R1	909,00	1,000	1
E4.2 [1]	**F**	**4.000**	Satz F unten	1SDA074128R1	932,00	1,000	1
E6.2	**F**	**5.000**	Satz VR oben	1SDA074027R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2	**F**	**5.000**	Satz VR unten	1SDA074030R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2 [1]	**F**	**6.300**	Satz F oben	1SDA074134R1	1.531,00	1,000	1
E6.2 [1]	**F**	**6.300**	Satz F unten	1SDA074137R1	1.531,00	1,000	1
E6.2/f	**F**	**5.000**	Satz VR oben	–	–		1
E6.2/f	**F**	**5.000**	Satz VR unten	–	–		1
E6.2/f [1]	**F**	**6.300**	Satz F oben	–	–		1
E6.2/f [1]	**F**	**6.300**	Satz F unten	–	–		1
E6.2	**F**	**6.300**	Satz VR oben	1SDA074036R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2	**F**	**6.300**	Satz VR unten	1SDA074039R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2/f	**F**	**6.300**	Satz VR oben	–	–		1
E6.2/f	**F**	**6.300**	Satz VR unten	–	–		1

1) Anschlussterminals werden physikalisch nicht installiert, nur beigelegt.
Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Emax 2 hinzukonfiguriert werden.

13

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Anschlüsse

Technische Daten



Einstellbarer rückseitiger Anschluss - HR VR



Horizontaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SHR



Vertikaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SVR



Verlängerter vorderseitiger Anschluss - EF



Vorderseitiger Anschluss - F



Vorderseitiger gespreizter Anschluss - ES



Kabelanschluss
FC CuAl 4x240 mm² - FC CuAl

Satz für Anschlüsse – installiert für Festeinbau Leistungsschalter - 4-polig

Baugröße	Ausführung	I_u max	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2 1)	**F**	**1.600**	Satz EF oben	1SDA073964R1	234,00	0,600	1
E1.2 1)	**F**	**1.600**	Satz EF unten	1SDA073966R1	234,00	0,600	1
E1.2 1)	**F**	**1.600**	Satz ES oben	1SDA073976R1	600,00	6,200	1
E1.2 1)	**F**	**1.600**	Satz ES unten	1SDA073978R1	600,00	6,200	1
E1.2 1)	**F**	**1.600**	Satz HR oben	1SDA073982R1	251,00	1,000	1
E1.2 1)	**F**	**1.600**	Satz HR unten	1SDA073984R1	251,00	1,000	1
E1.2 1)	**F**	**1.600**	Satz VR oben	1SDA073986R1	251,00	1,000	1
E1.2 1)	**F**	**1.600**	Satz VR unten	1SDA073988R1	251,00	1,000	1
E1.2 1)	**F**	**1.600**	Satz FC CuAl 4 x 240 mm² oben	1SDA073998R1	410,00	0,422	1
E1.2 1)	**F**	**1.600**	Satz FC CuAl 4 x 240 mm² unten	1SDA074000R1	409,00	0,422	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz VR oben	1SDA074004R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz VR unten	1SDA074006R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz VR oben	1SDA074010R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz VR unten	1SDA074012R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz SHR oben	1SDA074046R1	210,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz SHR unten	1SDA074048R1	210,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz SHR oben	1SDA074052R1	627,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz SHR unten	1SDA074054R1	627,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz SVR oben	1SDA074058R1	217,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz SVR unten	1SDA074060R1	217,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz SVR oben	1SDA074064R1	350,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz SVR unten	1SDA074066R1	350,00	1,000	1
E2.2 1)	**F**	**2.500**	Satz F oben	1SDA074119R1	829,00	1,000	1
E2.2 1)	**F**	**2.500**	Satz F unten	1SDA074121R1	829,00	1,000	1
E4.2	**F**	**3.200**	Satz VR oben	1SDA074016R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**F**	**3.200**	Satz VR unten	1SDA074018R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**F**	**4.000**	Satz VR oben	1SDA074022R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**F**	**4.000**	Satz VR unten	1SDA074024R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2 1)	**F**	**4.000**	Satz F oben	1SDA074127R1	1.279,00	1,000	1
E4.2 1)	**F**	**4.000**	Satz F unten	1SDA074129R1	1.279,00	1,000	1
E6.2	**F**	**5.000**	Satz VR oben	1SDA074028R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2	**F**	**5.000**	Satz VR unten	1SDA074031R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2 1)	**F**	**6.300**	Satz F oben	1SDA074135R1	1.989,00	1,000	1
E6.2 1)	**F**	**6.300**	Satz F unten	1SDA074138R1	1.989,00	1,000	1
E6.2/f	**F**	**5.000**	Satz VR oben	1SDA074029R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2/f	**F**	**5.000**	Satz VR unten	1SDA074032R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2/f 1)	**F**	**6.300**	Satz F oben	1SDA074136R1	2.287,00	1,000	1
E6.2/f 1)	**F**	**6.300**	Satz F unten	1SDA074139R1	2.287,00	1,000	1
E6.2	**F**	**6.300**	Satz VR oben	1SDA074037R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2	**F**	**6.300**	Satz VR unten	1SDA074040R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2/f	**F**	**6.300**	Satz VR oben	1SDA074038R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2/f	**F**	**6.300**	Satz VR unten	1SDA074041R1	auf Anfrage	1,000	1

1) Anschlussterminals werden physikalisch nicht installiert, nur beigelegt.
Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Emax 2 hinzukonfiguriert werden.

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Anschlüsse

Technische Daten



Einstellbarer rückseitiger Anschluss - HR VR



Horizontaler rückseitiger Anschluss - SHR



Vertikaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SVR



Vorderseitiger Anschluss - F



Verlängerter vorderseitiger Anschluss - EF



Vorderseitiger gespreizter Anschluss - ES



Kabelanschluss FC CuAl 4x240 mm² - FC CuAl

Satz für Anschlüsse – installiert für Unterteil von ausfahrbarem Leistungsschalter - 3-polig

Baugröße	Ausführung I_u max		Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	**W**	**1.600**	Satz EF oben	1SDA073939R1	125,00	0,450	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz EF unten	1SDA073941R1	125,00	0,450	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz VR oben	1SDA073945R1	auf Anfrage	1,000	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz VR unten	1SDA073947R1	auf Anfrage	1,000	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz ES oben [1)]	1SDA073951R1	493,00	4,700	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz ES unten [1)]	1SDA073953R1	493,00	4,665	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz SHR oben	1SDA073957R1	250,00	0,160	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz SHR unten	1SDA073959R1	250,00	0,160	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz FC CuAl 4 x 240 mm² oben	1SDA073991R1	324,00	0,332	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz FC CuAl 4 x 240 mm² unten	1SDA073992R1	396,00	0,422	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz VR oben	1SDA074003R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz VR unten	1SDA074005R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz VR oben	1SDA074009R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz VR unten	1SDA074011R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz SHR oben	1SDA074045R1	162,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz SHR unten	1SDA074047R1	162,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz FL oben	1SDA081120R1	259,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz FL unten	1SDA081122R1	259,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz SHR oben	1SDA074051R1	482,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz SHR unten	1SDA074053R1	482,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz SVR oben	1SDA074057R1	167,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz SVR unten	1SDA074059R1	167,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz SVR oben	1SDA074063R1	268,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz SVR unten	1SDA074065R1	268,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz FL oben	1SDA074069R1	259,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz FL unten	1SDA074071R1	259,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz F oben	1SDA074090R1	639,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz F unten	1SDA074092R1	639,00	1,000	1
E4.2	**W**	**3.200**	Satz VR oben	1SDA074015R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**W**	**3.200**	Satz VR unten	1SDA074017R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz VR oben	1SDA074021R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz VR unten	1SDA074023R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz F oben	1SDA074098R1	980,00	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz F unten	1SDA074100R1	980,00	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz FL oben	1SDA074075R1	804,00	6,800	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz FL unten	1SDA074077R1	804,00	6,800	1
E6.2	**W**	**5.000**	Satz VR oben	1SDA074027R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2	**W**	**5.000**	Satz VR unten	1SDA074030R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2/f	**W**	**5.000**	Satz VR oben	–	–		1
E6.2/f	**W**	**5.000**	Satz VR unten	–	–		1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz VR oben	1SDA074036R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz VR unten	1SDA074039R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz VR oben	–	–		1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz VR unten	–	–		1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz F oben	1SDA074106R1	1.531,00	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz F unten	1SDA074109R1	1.531,00	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz F oben	–	–		1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz F unten	–	–		1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz FL oben	1SDA074081R1	1.489,00	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz FL unten	1SDA074084R1	1.489,00	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz FL oben	–	–		1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz FL unten	–	–		1

1) kann nur bestellt werden, wenn das Unterteil Anschlüsse EF hat.
Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Emax 2 hinzukonfiguriert werden.

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Anschlüsse

Technische Daten



Einstellbarer rückseitiger Anschluss - HR VR



Horizontaler rückseitiger Anschluss - SHR



Vertikaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SVR



Vorderseitiger Anschluss - F



Verlängerter vorderseitiger Anschluss - EF



Vorderseitiger gespreizter Anschluss - ES



Kabelanschluss FC CuAl 4x240 mm² - FC CuAl

Satz für Anschlüsse – installiert für Unterteil von ausfahrbarem Leistungsschalter - 4-polig

Baugröße	Ausführung	I_u max	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	**W**	**1.600**	Satz EF oben	1SDA073940R1	162,00	0,550	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz EF unten	1SDA073942R1	162,00	0,550	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz VR oben	1SDA073946R1	auf Anfrage	1,000	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz VR unten	1SDA073948R1	auf Anfrage	1,000	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz ES oben [1)]	1SDA073952R1	640,00	4,700	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz ES unten [1)]	1SDA073954R1	640,00	4,665	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz SHR oben	1SDA073958R1	332,00	0,210	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz SHR unten	1SDA073960R1	332,00	0,210	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz FC CuAl 4 x 240 mm² oben	1SDA073993R1	423,00	0,332	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz FC CuAl 4 x 240 mm² unten	1SDA073994R1	515,00	0,422	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz VR oben	1SDA074004R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz VR unten	1SDA074006R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz VR oben	1SDA074010R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz VR unten	1SDA074012R1	auf Anfrage	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz SHR oben	1SDA074046R1	210,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz SHR unten	1SDA074048R1	210,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz FL oben	1SDA081121R1	347,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz FL unten	1SDA081123R1	347,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz SHR oben	1SDA074052R1	627,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz SHR unten	1SDA074054R1	627,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz SVR oben	1SDA074058R1	217,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz SVR unten	1SDA074060R1	217,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz SVR oben	1SDA074064R1	350,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz SVR unten	1SDA074066R1	350,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz FL oben	1SDA074070R1	347,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz FL unten	1SDA074072R1	347,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz F oben	1SDA074091R1	829,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz F unten	1SDA074093R1	829,00	1,000	1
E4.2	**W**	**3.200**	Satz VR oben	1SDA074016R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**W**	**3.200**	Satz VR unten	1SDA074018R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz VR oben	1SDA074022R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz VR unten	1SDA074024R1	auf Anfrage	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz F oben	1SDA074099R1	1.279,00	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz F unten	1SDA074101R1	1.279,00	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz FL oben	1SDA074076R1	1.048,00	6,800	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz FL unten	1SDA074078R1	1.048,00	6,800	1
E6.2	**W**	**5.000**	Satz VR oben	1SDA074028R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2	**W**	**5.000**	Satz VR unten	1SDA074031R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2/f	**W**	**5.000**	Satz VR oben	1SDA074029R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2/f	**W**	**5.000**	Satz VR unten	1SDA074032R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz VR oben	1SDA074037R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz VR unten	1SDA074040R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz VR oben	1SDA074038R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz VR unten	1SDA074041R1	auf Anfrage	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz F oben	1SDA074107R1	1.989,00	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz F unten	1SDA074110R1	1.989,00	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz F oben	1SDA074108R1	2.287,00	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz F unten	1SDA074111R1	2.287,00	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz FL oben	1SDA074082R1	1.935,00	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz FL unten	1SDA074085R1	1.935,00	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz FL oben	1SDA074083R1	2.222,00	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz FL unten	1SDA074086R1	2.222,00	1,000	1

1) kann nur bestellt werden, wenn das Unterteil Anschlüsse EF hat.
Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Emax 2 hinzukonfiguriert werden.

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Anschlüsse

Technische Daten



Einstellbarer rückseitiger Anschluss - HR VR



Horizontaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SHR



Vertikaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SVR



Verlängerter vorderseitiger Anschluss - EF



Vorderseitiger Anschluss - F



Vorderseitiger gespreizter Anschluss - ES



Kabelanschluss FC CuAl 4x240 mm² - FC CuAl

Satz für Anschlüsse – installiert für Unterteil von ausfahrbarem Leistungsschalter - 3-polig

Baugröße	Ausführung I_u max		Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	**F**	**1.600**	Satz EF	1SDA073967R1	178,00	0,450	1
E1.2	**F**	**1.600**	Satz F	1SDA073973R1	65,00	0,100	1
E1.2	**F**	**1.600**	Satz ES	1SDA073979R1	327,00	4,700	1
E1.2	**F**	**1.600**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA073989R1	193,00	1,550	1
E1.2	**F**	**1.600**	Satz FC CuAl 4 x 240 mm²	1SDA074001R1	316,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074007R1	390,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074013R1	711,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz SHR	1SDA074049R1	544,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz SHR	1SDA074055R1	1.206,00	1,500	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz SVR	1SDA074061R1	556,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz SVR	1SDA074067R1	673,00	1,000	1
E4.2	**F**	**3.200**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074019R1	711,00	1,000	1
E4.2	**F**	**4.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074025R1	776,00	1,000	1
E4.2	**F**	**4.000**	Satz F oben	1SDA074130R1	1.632,00	1,000	1
E4.2	**F**	**4.000**	Satz F unten	1SDA074132R1	1.632,00	1,000	1
E6.2	**F**	**5.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074033R1	1.418,00	1,000	1
E6.2/f	**F**	**5.000**	Satz einstellbar HR/VR	–	–		1
E6.2	**F**	**6.300**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074042R1	1.418,00	1,000	1
E6.2/f	**F**	**6.300**	Satz einstellbar HR/VR	–	–		1
E6.2	**F**	**6.300**	Satz F oben	1SDA074140R1	2.554,00	1,000	1
E6.2	**F**	**6.300**	Satz F unten	1SDA074143R1	2.554,00	1,000	1
E6.2/f	**F**	**6.300**	Satz F oben	–	–		1
E6.2/f	**F**	**6.300**	Satz F unten	–	–		1

Adapterplatte für Anschlüsse – lose Lieferung für Festeinbau Leistungsschalter - 3-polig

Baugröße	Ausführung I_u		Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2	**F**	**2.500**	Kit Adapterplatte für Anschlüsse	1SDA074146R1	143,00	51,450	1
E4.2	**F**	**4.000**	Kit Adapterplatte für Anschlüsse	1SDA074148R1	156,00	51,450	1

13

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Anschlüsse

Technische Daten



Einstellbarer rückseitiger Anschluss - HR VR



Horizontaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SHR



Vertikaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SVR



Verlängerter vorderseitiger Anschluss - EF



Vorderseitiger Anschluss - F



Vorderseitiger gespreizter Anschluss - ES



Kabelanschluss
FC CuAl 4x240 mm² - FC CuAl

Satz für Anschlüsse – installiert für Unterteil von ausfahrbarem Leistungsschalter - 4-polig

Baugröße	Ausführung	I_u max	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	**F**	**1.600**	Satz EF	1SDA073968R1	234,00	0,600	1
E1.2	**F**	**1.600**	Satz F	1SDA073974R1	84,50	0,900	1
E1.2	**F**	**1.600**	Satz ES	1SDA073980R1	600,00	6,200	1
E1.2	**F**	**1.600**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA073990R1	251,00	1,000	1
E1.2	**F**	**1.600**	Satz FC CuAl 4 x 240 mm²	1SDA074002R1	410,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074008R1	508,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074014R1	921,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz SHR	1SDA074050R1	711,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz SHR	1SDA074056R1	1.566,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.000**	Satz SVR	1SDA074062R1	726,00	1,000	1
E2.2	**F**	**2.500**	Satz SVR	1SDA074068R1	876,00	1,000	1
E4.2	**F**	**3.200**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074020R1	921,00	1,000	1
E4.2	**F**	**4.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074026R1	1.015,00	1,000	1
E4.2	**F**	**4.000**	Satz F oben	1SDA074131R1	2.129,00	1,000	1
E4.2	**F**	**4.000**	Satz F unten	1SDA074133R1	2.129,00	1,000	1
E6.2	**F**	**5.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074034R1	1.841,00	1,000	1
E6.2/f	**F**	**5.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074035R1	2.115,00	1,000	1
E6.2	**F**	**6.300**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074043R1	1.841,00	1,000	1
E6.2/f	**F**	**6.300**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074044R1	2.115,00	1,000	1
E6.2	**F**	**6.300**	Satz F oben	1SDA074141R1	3.312,00	1,000	1
E6.2	**F**	**6.300**	Satz F unten	1SDA074144R1	3.312,00	1,000	1
E6.2/f	**F**	**6.300**	Satz F oben	1SDA074142R1	3.809,00	1,000	1
E6.2/f	**F**	**6.300**	Satz F unten	1SDA074145R1	3.809,00	1,000	1

Adapterplatte für Anschlüsse – lose Lieferung für Festeinbau Leistungsschalter - 4-polig

Baugröße	Ausführung	I_u	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E2.2	**F**	**2.500**	Kit Adapterplatte für Anschlüsse	1SDA074147R1	186,00	51,450	1
E4.2	**F**	**4.000**	Kit Adapterplatte für Anschlüsse	1SDA074149R1	203,00	51,450	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Anschlüsse

Technische Daten



Einstellbarer rückseitiger Anschluss - HR VR



Horizontaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SHR



Vertikaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SVR



Vorderseitiger Anschluss - F



Verlängerter vorderseitiger Anschluss - EF



Vorderseitiger gespreizter Anschluss - ES



Kabelanschluss FC CuAl 4x240 mm² - FC CuAl

Satz für Anschlüsse – separat geliefert für Unterteil von ausfahrbarem Leistungsschalter - 3-polig

Baugröße	Ausführung I_u max		Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	**W**	**1.600**	Satz EF	1SDA073943R1	178,00	3,700	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA073949R1	193,00	1,000	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz ES	1SDA073955R1	708,00	4,700	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz SHR	1SDA073961R1	495,00	0,160	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz FC CuAl 4 x 240 mm²	1SDA073995R1	316,00	0,332	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074007R1	390,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074013R1	711,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz SHR	1SDA074049R1	544,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz SHR	1SDA074055R1	1.206,00	1,500	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz SVR	1SDA074061R1	556,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz SVR	1SDA074067R1	673,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz FL	1SDA074073R1	1.489,00	6,800	1
E4.2	**W**	**3.200**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074019R1	711,00	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074025R1	776,00	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz F oben	1SDA074102R1	1.632,00	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz F unten	1SDA074104R1	1.632,00	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz FL	1SDA074079R1	1.574,00	6,800	1
E6.2	**W**	**5.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074033R1	1.418,00	1,000	1
E6.2/f	**W**	**5.000**	Satz einstellbar HR/VR	–	–		1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074042R1	1.418,00	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz einstellbar HR/VR	–	–		1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz F oben	1SDA074112R1	2.554,00	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz F unten	1SDA074115R1	2.554,00	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz F oben	–	–		1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz F unten	–	–		1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz FL	1SDA074087R1	2.977,00	6,800	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz FL	–	–		1

13

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

Zubehör Emax 2
Anschlüsse

Technische Daten



Einstellbarer rückseitiger Anschluss - HR VR



Horizontaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SHR



Vertikaler rückseitiger gespreizter Anschluss - SVR



Vorderseitiger Anschluss - F



Verlängerter vorderseitiger Anschluss - EF



Vorderseitiger gespreizter Anschluss - ES



Kabelanschluss FC CuAl 4x240 mm² - FC CuAl

Satz für Anschlüsse – separat geliefert für Unterteil von ausfahrbarem Leistungsschalter - 4-polig

Baugröße	Ausführung	I_u max	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
E1.2	**W**	**1.600**	Satz EF	1SDA073944R1	234,00	0,550	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA073950R1	251,00	1,000	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz ES	1SDA073956R1	916,00	4,700	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz SHR	1SDA073962R1	650,00	0,210	1
E1.2	**W**	**1.600**	Satz FC CuAl 4 x 240 mm²	1SDA073996R1	410,00	0,422	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074008R1	508,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074014R1	921,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz SHR	1SDA074050R1	711,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz SHR	1SDA074056R1	1.566,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.000**	Satz SVR	1SDA074062R1	726,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz SVR	1SDA074068R1	876,00	1,000	1
E2.2	**W**	**2.500**	Satz FL	1SDA074074R1	1.935,00	6,800	1
E4.2	**W**	**3.200**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074020R1	921,00	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074026R1	1.015,00	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz F oben	1SDA074103R1	2.129,00	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz F unten	1SDA074105R1	2.129,00	1,000	1
E4.2	**W**	**4.000**	Satz FL	1SDA074080R1	2.129,00	6,800	1
E6.2	**W**	**5.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074034R1	1.841,00	1,000	1
E6.2/f	**W**	**5.000**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074035R1	2.115,00	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074043R1	1.841,00	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz einstellbar HR/VR	1SDA074044R1	2.115,00	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz F oben	1SDA074113R1	3.312,00	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz F unten	1SDA074116R1	3.312,00	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz F oben	1SDA074114R1	3.809,00	1,000	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz F unten	1SDA074117R1	3.809,00	1,000	1
E6.2	**W**	**6.300**	Satz FL	1SDA074088R1	3.864,00	6,800	1
E6.2/f	**W**	**6.300**	Satz FL	1SDA074089R1	4.444,00	6,800	1

> Offene Leistungs-/Lasttrennschalter Emax 2 Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/5

13

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/1

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Übersicht Schutzauslöser 13/122

Tmax XT Leistungsschalter für AC Anwendungen 13/124

Tmax XT Leistungsschalter für DC Anwendungen 13/128

Tmax XT für die Energieverteilung 13/134
XT1 ..... 13/134
XT2 ..... 13/138
XT3 ..... 13/154
XT4 ..... 13/156
XT5 ..... 13/174
XT6 ..... 13/186
XT7 ..... 13/194
XT7 M 13/200

Tmax XT für den Motorschutz 13/207
XT2 ..... 13/207
XT3 ..... 13/209
XT4 ..... 13/210
XT5 ..... 13/213
XT6 ..... 13/216
XT7 ..... 13/217

Tmax XT für den Generatorschutz 13/220
XT2 ..... 13/220

Tmax XT für den Generatorschutz 13/221
XT3 ..... 13/222
XT4 ..... 13/223
XT5 ..... 13/224
XT6 ..... 13/228
XT7 ..... 13/230
XT7 M 13/232

Lasttrennschalter Tmax XT 13/236

Zubehör 13/238

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/1

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Übersicht Schutzauslöser

Tmax XT Schutzauslöser stellen die ideale Lösung für jede Anwendung bis zu 1.600 A dar.

Die Tmax XT Kompaktleistungsschalter Baureihe erfüllt zahlreiche Anwendungsanforderungen. Die Leistungsschalter sind mit Schutzauslösern für drei verschiedene Applikationsbereiche verfügbar. Die unten stehende Tabelle zeigt die Schutzauslöser je Baugröße mit den jeweiligen Bemessungsstrom Bereichen.

Die Schutzauslöser für Energieverteilung und Generatorschutz sind in 3- und 4-poliger Ausführung verfügbar. Bei XT2, XT4, XT5, XT6, XT7 und XT7 M sind die Schutzauslöser austauschbar, um die Eigenschaften und Funktionsmerkmale der Anlage und des System zu erweitern.

Baugröße **Bemessungsdauerstrom [A]**		**XT1**	**XT2**	**XT3**
Energieverteilung				
Thermomagnetisch				
	TMD	16...160 (1)	1,6...32	63...250
	TMA		40...160	
Ekip Dip				
	Ekip Dip LS/I		10...160	
	Ekip Dip LIG		10...160	
	Ekip Dip LSI		10...160	
	Ekip Dip LSIG		10...160	
Ekip Touch				
	Ekip Touch LSI		40...160	
	Ekip Touch LSIG		40...160	
	Ekip Touch Measuring LSI		40...160	
	Ekip Touch Measuring LSIG		40...160	
	Ekip Hi-Touch LSI		40...160	
	Ekip Hi-Touch LSIG		40...160	
Motorschutz				
Magnetisch				
	MF/MA	3,2...125	1...160	100...200
Ekip Dip				
	Ekip M Dip I		10...160	
	Ekip M Dip LIU		25...160	
Ekip Touch				
	Ekip M Touch LRIU		40...100	
Generatorschutz				
Thermomagnetisch				
	TMG		16...160	63...250
Ekip Dip				
	Ekip G Dip LS/I		10...160	
Ekip Touch				
	Ekip G Touch LSIG			
	Ekip G Hi-Touch LSIG			

1) 16 A und 20 A der N, S, H Versionen haben TMF Schutzauslöser

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Übersicht Schutzauslöser

Kunden verfügen über garantiert maximale Flexibilität: Bei XT5, XT7 und XT7 M mit Ekip Touch Schutzauslösern gewährleistet das austauschbare Bemessungsstrom-Modul die Anpassung des Bemessungsstromes an die Anlagen-Erfordernisse.

XT4	XT5	XT6	XT7	XT7 M
16…32				
40…250	320…630	630		
40…250	250…630	630…1.000	630…1.600	630…1.600
40…250	250…630	630…1.000	630…1.600	630…1.600
40…250	250…630	630…1.000	630…1.600	630…1.600
40…250	250…630	630…1.000	630…1.600	630…1.600
100…250	250…630		630…1.600	630…1.600
100…250	250…630		630…1.600	630…1.600
100…250	250…630		630…1.600	630…1.600
100…250	250…630		630…1.600	630…1.600
100…250	250…630		630…1.600	630…1.600
100…250	250…630		630…1.600	630…1.600
10…200	320…500			
40…250	250…630	630…1.000	630…1.600	630…1.600
40…160	250…500	630		
100…200	250…500		630…1.600	630…1.600
	320…630			
40…250	250…630	630…1.000	630…1.600	630…1.600
	250…630		630…1.600	630…1.600
	250…630		630…1.600	630…1.600

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Tmax XT Leistungsschalter für AC Anwendungen

Baugröße				**XT1**		
Bemessungsdauerstrom		[A]		160		
Pole		[No.]		3, 4		
Bemessungsbetriebsspannung, U_e	(AC) 50-60Hz	[V]		690		
Bemessungsisolationsspannung, U_i		[V]		800		
Bemessungsstossspannungsfestigkeit, U_{imp}		[kV]		8		
Ausführungen				Festeinbau, steckbar (1)		
Ausschaltvermögen nach IEC 60947-2			**B**	**C**	**N**	**S**	**H**
Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen, I_{cu}							
Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC)		[kA]	25	40	65	85	100
Icu @ 380V 50-60Hz (AC)		[kA]	18	25	36	50	70
Icu @ 415V 50-60Hz (AC)		[kA]	18	25	36	50	70
Icu @ 440V 50-60Hz (AC)		[kA]	15	25	36	50	65
Icu @ 500V 50-60Hz (AC)		[kA]	8	18	30	36	50
Icu @ 525V 50-60Hz (AC)		[kA]	6	8	22	35	35
Icu @ 690V 50-60Hz (AC)		[kA]	3	4	6	8	10
Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen, I_{cs}							
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	75 % (50)	75 %	75 %
Ics @ 380V 50-60Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %
Ics @ 415V 50-60Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	75 %	50 % (37,5)
Ics @ 440V 50-60Hz (AC)		[kA]	75 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Ics @ 500V 50-60Hz (AC)		[kA]	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Ics @ 525V 50-60Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %
Ics @ 690V 50-60Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	75 % (5)	50 % (5)	50 %
Ausschaltvermögen nach NEMA-AB1							
@ 240V 50-60Hz (AC)		[kA]	25	40	65	85	100
@ 480V 50-60Hz (AC)		[kA]	8	18	30	36	65
Gebrauchskategorie (IEC 60947-2)					A		
I_{cw} (1 Sek.)		[kA]			-		
Bezugsnorm					IEC 60947-2		
Trennereigenschaften					✓		
Befestigung auf DIN Schiene					DIN EN 50022		
Mechanische Lebensdauer		[Anzahl Schaltungen]			25.000		
		[Anzahl Schaltungen/Stunde]			240		
Elektrische Lebensdauer @ 415 V (AC)		[Anzahl Schaltungen]			8.000		
		[Anzahl Schaltungen/Stunde]			120		
Abmessungen							
Festeinbau	3-polig	[mm]			76,2 x 70 x 130		
(Breite x Tiefe x Höhe)	4 polig	[mm]			101,6 x 70 x 130		
Schutzauslöser für Energieverteilung							
TMD/TMA							
TMD/TMF					■		
Ekip Dip							
Ekip Touch							
Schutzauslöser für Motorschutz							
MF/MA							
Ekip Dip							
Ekip Touch							
Schutzauslöser für Generatorschutz							
TMG							
Ekip Dip							
Ekip Touch							
Austauschbare Schutzauslöser							
Gewicht							
Festeinbau	3/4-polig	[kg]			1,1 / 1,4		
Steckbar (P) (EF Anschlüsse)	3/4-polig	[kg]			2,21 / 2,82		
Ausfahrbar (W) (EF Anschlüsse)	3/4-polig	[kg]					

(1) XT1 steckbar $I_{n\,max}$=125 A (2) I_{cs}=100 % I_{cu} bis 250 A mit EF, ES and R Anschlüssen. Bei Einsatz von anderen Anschlüssen mit I1 >200 A I_{cu} = 25 %

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Tmax XT Leistungsschalter für AC Anwendungen

	XT2				XT3		XT4					
	160				250		160 / 250					
	3, 4				3, 4		3, 4					
	690				690		690					
	1.000				800		1.000					
	8				8		8					
	Festeinbau, ausfahrbar, steckbar				Festeinbau, steckbar		Festeinbau, ausfahrbar, steckbar					
N	**S**	**H**	**L**	**V**	**N**	**S**	**N**	**S**	**H**	**L**	**V**	**X**
65	85	100	150	200	50	85	65	85	100	150	200	200
36	50	70	120	150	36	50	36	50	70	120	150	200
36	50	70	120	150	36	50	36	50	70	120	150	200
36	50	65	100	150	25	40	36	50	65	100	150	200
30	36	50	60	70	20	30	30	36	50	60	70	100
20	25	30	36	50	13	20	20	25	45	50	50	100
10	12	15	18	20	5	6	10	12	15	20	25	100
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	50 % (27)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	50 % (27)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
100 %	100 %	100 %	75 % (15)	75 %	75 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %[2]
65	85	100	150	200	50	85	65	85	100	150	200	200
30	36	65	100	150	25	35	30	36	65	100	150	100
		A			A				A			
		-			-				-			
		IEC 60947-2			IEC 60947-2				IEC 60947-2			
		✓			✓				✓			
		DIN EN 50022			DIN EN 50022				DIN EN 50022			
		25.000			25.000				25.000			
		240			240				240			
		8.000			8.000			8.000			10.000	
		120			120				120			
		90 x 82,5 x 130			105 x 70 x 150				105 x 82,5 x 160			
		120 x 82,5 x 130			140 x 70 x 150				140 x 82,5 x 160			
		■							■			
					■							
		■							■			
		■							■			
		■			■				■			
		■							■			
		■							■			
		■			■							
		■							■			
		■							■			
		✓							✓			
		1,2 / 1,6			1,7 / 2,1				2,5 / 3,5			
		2,54 / 3,27			3,24 / 4,1				4,19 / 5,52			
		3,32 / 4,04							5 / 6,76			

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Tmax XT Leistungsschalter für AC Anwendungen

Baugröße			**XT5**					
Bemessungsdauerstrom		[A]	400 / 630					
Pole		[No.]	3, 4					
Bemessungsbetriebsspannung, U_e	(AC) 50-60Hz	[V]	690					
Bemessungsisolationsspannung, U_i		[V]	1000					
Bemessungsstossspannungsfestigkeit, U_{imp}		[kV]	8					
Ausführungen			Festeinbau, ausfahrbar, steckbar (5)					
Ausschaltvermögen nach IEC 60947-2			**N**	**S**	**H**	**L**	**V**	**X**
Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen, I_{cu}								
Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC)		[kA]	70	85	100	150	200	200
Icu @ 380V 50-60Hz (AC)		[kA]	36	50	70	120	200	200
Icu @ 415V 50-60Hz (AC)		[kA]	36	50	70	120	200	200
Icu @ 440V 50-60Hz (AC)		[kA]	36	50	65	100	180	200
Icu @ 500V 50-60Hz (AC)		[kA]	25	30	50	85	150	150
Icu @ 525V 50-60Hz (AC)		[kA]	25	30	50	85	100	120
Icu @ 690V 50-60Hz (AC)		[kA]	20	25	40	70	80	100
Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen I_{cs}								
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 380V 50-60Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 415V 50-60Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 440V 50-60Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 500V 50-60Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 525V 50-60Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 690V 50-60Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 % (2)	100 % (3)	100 % (3)	100 % (3)
Ausschaltvermögen nach NEMA-AB1								
@ 240V 50-60Hz (AC)		[kA]						
@ 480V 50-60Hz (AC)		[kA]						
Gebrauchskategorie (IEC 60947-2)			A (bis 630 A), B (bis 500 A) (4)					
I_{cw} (1 Sek.)		[kA]	6					
Bezugsnorm			IEC 60947-2					
Trennereigenschaften			✓					
Befestigung auf DIN Schiene			-					
Mechanische Lebensdauer		[Anzahl Schaltungen]	20.000					
		[Anzahl Schaltungen/Stunde]	240					
Elektrische Lebensdauer @ 415 V (AC)		[Anzahl Schaltungen]	7.000 (400 A) - 5.000 (630 A)					
		[Anzahl Schaltungen/Stunde]	120					
Abmesssungen								
Festeinbau	3-polig	[mm]	140 x 103 x 205					
(Breite x Tiefe x Höhe)	4-polig	[mm]	186 x 103 x 205					
Schutzauslöser für Energieverteilung								
TMD/TMA			■					
TMD/TMF								
Ekip Dip			■					
Ekip Touch			■					
Schutzauslöser für Motorschutz								
MF/MA			■					
Ekip Dip			■					
Ekip Touch			■					
Schutzauslöser für Generatorschutz								
TMG			■					
Ekip Dip			■					
Ekip Touch			■					
Austauschbare Schutzauslöser			✓					
Gewicht								
Festeinbau	3/4-polig	[kg]	3,25 / 4,15					
Steckbar (P) (EF terminals)	3/4-polig	[kg]	5,15 / 6,65					
Ausfahrbar (W) (EF terminals)	3/4-polig	[kg]	5,4 / 6,9					

(1) Nicht in IT Netzen einsetzbar (2) Ics = 75 % I_n > 500 A (3) Ics = 50 % I_n > 500 A (4) Kategorie B: nur bei Ausstattung mit elektronischem Schutzauslöser

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Tmax XT Leistungsschalter für AC Anwendungen

XT6[1]			XT7			XT7 M		
800 / 1.000 (only F)			800 / 1.000 / 1.250 / 1.600			800 / 1.000 / 1.250 / 1.600		
3, 4			3, 4			3, 4		
690			690			690		
1.000			1.000			1.000		
8			8			8		
Festeinbau, ausfahrbar			Festeinbau, ausfahrbar			Festeinbau, ausfahrbar		
N	**S**	**H**	**S**	**H**	**L**	**S**	**H**	**L**
70	85	100	85	100	200	85	100	200
36	50	70	50	70	120	50	70	120
36	50	70	50	70	120	50	70	120
30	45	50	50	65	100	50	65	100
25	35	50	45	50	85	45	50	85
25	35	50	45	50	65	45	50	65
20	22	25	30	42	50	30	42	50
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
A (bis 1.000 A) - B (800 A) [4]			B			B		
10			20			20		
IEC 60947-2			IEC 60947-2			IEC 60947-2		
✓			✓			✓		
-			-			-		
20.000			10.000			20.000		
240			240			240		
5.000			3.000			3.000		
120			120			120		
210 x 103,5 x 268			210 x 166 x 268			210 x 178 x 268		
280 x 103,5 x 268			280 x 166 x 268			280 x 178 x 268		
■								
■			■			■		
			■			■		
■			■			■		
			■			■		
■			■			■		
			■			■		
✓			✓			✓		
9,5 / 12			9,7 / 12,5			11 / 14		
12,1 / 15,1			29,7 / 39,6			32 / 42,6		

(5) Steckbar and ausfahrbar: max I_n bei 40 °C=600 A

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Tmax XT Leistungsschalter für DC Anwendungen

Baugröße					**XT1**		
Bemessungsdauerstrom		[A]			160		
Pole		[No.]			3, 4		
Bemessungsbetriebsspannung, U_e	(DC)	[V]			500		
Bemessungsisolationsspannung, U_i	(DC)	[V]			800		
Bemessungsstossspannungsfestigkeit, U_{imp}		[kV]			8		
Ausführungen					Festeinbau, steckbar (2)		
Ausschaltvermögen nach IEC 60947-2			**B**	**C**	**N**	**S**	**H**
Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen, I_{cu}							
Icu @ 250V (DC) 2-Pole in Reihe		[kA]	18	25	36	50	70
Icu @ 500V (DC) 2-Pole in Reihe		[kA]	–	–	–	–	–
Icu @ 500V (DC) 3-Pole in Reihe (1)		[kA]	18	25	36	50	70
Icu @ 750V (DC) 3-Pole in Reihe		[kA]	–	–	–	–	–
Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen I_{cs}							
Ics @ 250V (DC) 2-Pole in Reihe		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %
Ics @ 500V (DC) 2-Pole in Reihe		[kA]	–	–	–	–	–
Ics @ 500V (DC) 3-Pole in Reihe (1)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %
Ics @ 750V (DC) 3-Pole in Reihe (1)		[kA]	–	–	–	–	–
Gebrauchskategorie (IEC 60947-2)					A		
Bezugsnorm					IEC 60947-2		
Trennereigenschaften					✓		
Befestigung auf DIN Schiene					DIN EN 50022		
Mechanische Lebensdauer		[Anzahl Schaltungen]			25.000		
		[Anzahl Schaltungen/Stunde]			240		
Abmesssungen							
Festeinbau	3-polig	[mm]			76,2 x 70 x 130		
(Breite x Tiefe x Höhe)	4-polig	[mm]			101,6 x 70 x 130		
Schutzauslöser für Energieverteilung							
TMD/TMA							
TMD/TMF					■		
Schutzauslöser mit niederem Kurzschlussschutz (TMG)							
TMG							
Austauschbare Schutzauslöser							
Gewicht							
Festeinbau	3/4-polig	[kg]			1,1 / 1,4		
Steckbar (P) (EF Anschlüsse)	3/4-polig	[kg]			2,21 / 2,82		
Ausfahrbar (W) (EF Anschlüsse)	3/4-polig	[kg]					

(1) XT1: Eine 4-Pol in Reihe Verschaltung ist Voraussetzung für 500 V DC Anwendungen.

(2) XT1 steckbar $I_{n\,max}$=125 A

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Tmax XT Leistungsschalter für DC Anwendungen

		XT2			XT3	
		160			250	
		3, 4			3, 4	
		500			500	
		1.000			800	
		8			8	
		Festeinbau, ausfahrbar, steckbar			Festeinbau, steckbar	
N	**S**	**H**	**L**	**V**	**N**	**S**
36	50	70	85	100	36	50
–	–	–	–	–	–	–
36	50	70	85	100	36	50
–	–	–	–	–	–	–
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %
–	–	–	–	–	–	–
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %
–	–	–	–	–	–	–
		A			A	
		IEC 60947-2			IEC 60947-2	
		✓			✓	
		DIN EN 50022			DIN EN 50022	
		25.000			25.000	
		240			240	
		90 x 82,5 x 130			105 x 70 x 150	
		120 x 82,5 x 130			140 x 70 x 150	
		■				
					■	
		■			■	
		✓				
		1,2 / 1,6			1,7 / 2,1	
		2,54 / 3,27			3,24 / 4,1	
		3,32 / 4,04				

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Tmax XT Leistungsschalter für DC Anwendungen

Baugröße			**XT4**					
Bemessungsdauerstrom		[A]	160 / 250					
Pole		[No.]	3, 4					
Bemessungsbetriebsspannung, U_e	(DC)	[V]	750					
Bemessungsisolationsspannung, U_i	(DC)	[V]	1.000					
Bemessungsstossspannungsfestigkeit, U_{imp}		[kV]	8					
Ausführungen			Festeinbau, ausfahrbar, steckbar					
Ausschaltvermögen nach IEC 60947-2			**N**	**S**	**H**	**L**	**V**	**X**
Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen, I_{cu}								
Icu @ 250V (DC) 2 Pole in Reihe		[kA]	36	50	70	85	100	100
Icu @ 500V (DC) 2 Pole in Reihe		[kA]	36	50	70	85	100	100
Icu @ 500V (DC) 3 Pole in Reihe		[kA]	36	50	70	85	100	100
Icu @ 750V (DC) 3 Pole in Reihe		[kA]	-	-	-	-	-	70
Bemessungs-Betriebs-Kurzschlussausschaltvermögen I_{cs}								
Ics @ 250V (DC) 2 Pole in Reihe		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 500V (DC) 2 Pole in Reihe		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 500V (DC) 3 Pole in Reihes		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 750V (DC) 3 Pole in Reihe		[kA]	-	-	-	-	-	100 %
Gebrauchskategorie (IEC 60947-2)			A					
Bezugsnorm			IEC 60947-2					
Trennereigenschaften			✓					
Befestigung auf DIN Schiene			DIN EN 50022					
Mechanische Lebensdauer		[Anzahl Schaltungen]	25.000					
		[Anzahl Schaltungen/Stunde]	240					
Abmesssungen								
Festeinbau (Breite x Tiefe x Höhe)	3-polig	[mm]	105 x 82,5 x 160					
	4-polig	[mm]	140 x 82,5 x 160					
Schutzauslöser								
TMD/TMA			■					
TMD/TMF								
Schutzauslöser mit niederem Kurzschlussschutz (TMG)								
TMG								
Austauschbare Schutzauslöser			✓					
Gewicht								
Festeinbau	3/4-polig	[kg]	2,5 / 3,5					
Steckbar (P) (EF Anschlüsse)	3/4-polig	[kg]	4,19 / 5,52					
Ausfahrbar (W) (EF Anschlüsse)	3/4-polig	[kg]	5 / 6,76					

(1) Stromversorgung nur von oben
(2) I_{cs}=25 % I_n>400 A

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Tmax XT Leistungsschalter für DC Anwendungen

		XT5				XT6		
		400 / 630				800		
		3, 4				3, 4		
		750				750		
		1.000				1.000		
		8				8		
		Festeinbau, ausfahrbar, steckbar				Festeinbau, ausfahrbar		
N	**S**	**H**	**L**	**V**	**X**	**N**	**S**	**H**
25	30	40	50	85	100	36	50	70
25	30	40	50	85	100	20	35	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50 (1)	70 (1)	16	20	36
100 % (2)	100 % (2)	100 % (2)	100 % (2)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
100 % (2)	100 % (2)	100 % (2)	100 % (2)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
-	-	-	-	-	-	50 %	50 %	50 %
-	-	-	-	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
		A				A		
		IEC 60947-2				IEC 60947-2		
		✓				✓		
		-				-		
		20.000				20.000		
		240				240		
		140 x 103 x 205				210 x 103,5 x 268		
		186 x 103 x 205				280 x 103,5 x 268		
		■				■		
		■						
		✓				✓		
		3,25 / 4,15				9,5 / 12		
		5,15 / 6,65				-		
		5,4 / 6,9				12,1 / 15,1		

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Tmax XT Lasttrennschalter

Lasttrennschalter sind von den entsprechenden Leistungsschaltern abgeleitet und weisen die gleichen Abmessungen und Ausführungen auf und bieten die gleichen Möglichkeiten der Zubehörausstattung wie die Leistungsschalter.

Anwendungen

- Hauptsächliche Einsatzbereiche sind:
- Hauptschalter zum Trennen von Stromkreisen in Unterverteilungen
- Schalt- und Trennschalter für Leitungen, Sammelschienen oder Gerätegruppen.
- Sammelschienen-Kuppelschalter.

In der geöffneten Position haben die Kontakte einen sicheren Abstand -die Trennereigenschaften um das Zünden eines Lichtbogens zu unterbinden und den Stromkreis sicher zu trennen.

Gebrauchskategorie

Tmax XT Lasttrennschalter entsprechen der Gebrauchskategorie nach IEC 60947-3.

Eigenschaften

Baugröße			**XT1D**	**XT3D**	**XT4D**
Konventioneller thermischer Strom , I_{th}		[A]	160	250	250
Pole		[No.]	3, 4	3, 4	3, 4
Ausführungen			Fest, steckbar	Fest, steckbar	Fest, steckbar, ausfahrbar
Bemessungsbetriebs-	(AC) 50-60Hz	[V]	690	690	690
spannung, U_e	(DC)	[V]	500	500	500
Bemessungsisolationsspannung, U_i		[V]	800	800	800
Bemessungsstossspannungsfestigkeit, U_{imp}		[kV]	8	8	8
Bemessungkurzschluss-	(Min) Nur Lasttrennschalter	[kA]	2,8	5,3	5,3
Einschaltvermögen, Icm	(Max) Mit vorgeschaltetem Leistungsschalter	[kA]	154	105	330
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1 Sek.)		[kA]	2	3	3,6
Bemessungsdauerstrom, I_e	**(AC) 50-60Hz**				
AC-22A	415-440 V AC		160	250	250
AC-23A			125	200	200
AC-22A	690 V AC		160	250	250
AC-23A			125	200	200
Bemessungsdauerstrom, I_e	**DC**				
DC-22A	250 V DC		160 - 2P in Reihe	250 - 2P in Reihe	250 - 2P in Reihe
DC-23A			125 - 2P in Reihe	200 - 2P in Reihe	200 - 2P in Reihe
DC-22A	500 V DC		160 - 4P in Reihe	250 - 3P in Reihe	250 - 2P in Reihe
DC-23A			125 - 4P in Reihe	200 - 3P in Reihe	200 - 2P in Reihe
DC-22A	750 V DC		-	-	-
DC-23A			-	-	-
Elektrische Lebensdauer AC22 / AC23 (AC) 440 V I_n					
Mechanische Lebensdauer					

(1) XT6 1000 A ist nur in der Ausführung Festeinbau verfügbar

Koordination

Einspeiseseite		**XT1 160**					**XT2**					**XT3**			**XT4**				**XT5 400**				
Icu @ 415 V AC		**B**	**C**	**N**	**S**	**H**	**N**	**S**	**H**	**L**	**V**	**B**	**S**	**N**	**S**	**H**	**L**	**V**	**N**	**S**	**H**	**L**	**V**
		18	**25**	**36**	**50**	**70**	**36**	**50**	**70**	**120**	**150**	**36**	**50**	**36**	**50**	**70**	**120**	**150**	**36**	**50**	**70**	**120**	**200**
Lastseite																							
XT1D	160	18	25	36	50	70	36	50	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XT3D	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	50	36	50	50	50	50	-	-	-	-	-
XT4D	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	50	36	50	70	120	150	-	-	-	-	-
XT5D	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	50	70	120	200
XT5D	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XT6D	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XT6D	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XT6D	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XT7D	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XT7D	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XT7D	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Schutzfunktion
Jeder Lasttrennschalter muss einspeiseseitig durch eine koordinierte Einrichtung gegen Kurzschluss geschützt werden. Die nachstehende Koordinationstabelle gibt für jeden Lasttrennschalter den Leistungsschalter an, der diese Schutzfunktion übernehmen kann.

Einschaltvermögen
Das Einschaltvermögen Icm ist ein wichtiges Leistungsmerkmal, da ein Lasttrennschalter in der Lage sein muss, die dynamischen, thermischen und Strombelastungen, zu denen es während des Einschaltens kommen kann, bis hin zu den Einschaltbedingungen unter Kurzschluss unbeschadet auszuhalten.

XT5D		XT6D	XT7D	XT7D M
400	630	630 - 800 - 1.000	1.000 - 1.250 - 1.600	1.000 - 1.250 - 1.600
3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4
Fest, steckbar, ausfahrbar		Fest, ausfahrbar (1)	Fest, ausfahrbar	Fest, ausfahrbar
690	690	690	690	690
750	750	750	750	750
800	800	1.000	1.000	1.000
8	8	8	8	8
7,65	12,3	30	40	40
440	440	220	252	252
5	7,6	15	20	20
400	630	630 - 800 - 1.000	1.000 - 1.250 - 1.600	1.000 - 1.250 - 1.600
400	630	630 - 800	1.000 - 1.250 - 1.600	1.000 - 1.250 - 1.600
400	630	630 - 800 - 1.000	1.000 - 1.250 - 1.600	1.000 - 1.250 - 1.600
400	630	630 - 800	1.000 - 1.250 - 1.600	1.000 - 1.250 - 1.600
400 2P in Reihe	630 2P in Reihe	630 - 800 - 1.000 - 2P in Reihe	1.000 - 1.250 - 1.600 - 2P in Reihe	1.000 - 1.250 - 1.600 - 2P in Reihe
400 2P in Reihe	630 2P in Reihe	630 - 800 - 2P in Reihe	1.000 - 1.250 - 1.600 - 2P in Reihe	1.000 - 1.250 - 1.600 - 2P in Reihe
400 2P in Reihe	630 2P in Reihe	630 - 800 - 1.000 - 2P in Reihe	1.000 - 1.250 - 1.600 - 3P in Reihe	1.000 - 1.250 - 1.600 - 3P in Reihe
400 2P in Reihe	630 2P in Reihe	630 - 800 - 2P in Reihe	1.000 - 1.250 - 3P in Reihe	1.000 - 1.250 - 3P in Reihe
400 3P in Reihe	630 3P in Reihe	630 - 800 - 1.000 - 3P in Reihe	1.000 - 1.250 - 1.600 - 4P in Reihe	1.000 - 1.250 - 1.600 - 4P in Reihe
400 3P in Reihe	630 3P in Reihe	630 - 800 - 3P in Reihe	1.000 - 1.250 - 4P in Reihe	1.000 - 1.250 - 4P in Reihe
5.000	3.000	3.500	2.500	2.500
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

XT5 630					XT6800			XT6 1000			XT7 1000			XT7 1200			XT71600			XT7 M 1000			XT7 M 1200			XT7 M 1600		
N	S	H	L	V	N	S	H	N	S	H	S	H	L	S	H	L	S	H	L	S	H	L	S	H	L	S	H	L
36	50	70	120	200	36	50	70	36	50	70	50	70	120	50	70	120	50	70	120	50	70	120	50	70	120	50	70	120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	50	70	120	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	36	50	70	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	36	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-	-	-	-	50	70	120

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT1

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT1

XT1B (I_{cu} 18 kA) TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT1	160	TMD	16	XT1B 160 TMD 16-450	1SDA066799R1	247,00	1,063	1
			20	XT1B 160 TMD 20-450	1SDA066800R1	247,00	1,062	1
			25	XT1B 160 TMD 25-450	1SDA066801R1	247,00	1,070	1
			32	XT1B 160 TMD 32-450	1SDA066802R1	247,00	1,073	1
			40	XT1B 160 TMD 40-450	1SDA066803R1	247,00	1,068	1
			50	XT1B 160 TMD 50-500	1SDA066804R1	247,00	1,077	1
			63	XT1B 160 TMD 63-630	1SDA066805R1	247,00	1,078	1
			80	XT1B 160 TMD 80-800	1SDA066806R1	270,00	1,076	1
			100	XT1B 160 TMD 100-1000	1SDA066807R1	293,00	1,077	1
			125	XT1B 160 TMD 125-1250	1SDA066808R1	615,00	1,080	1
			160	XT1B 160 TMD 160-1600	1SDA066809R1	668,00	1,082	1
			125	XT1B 160 TMD 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	XT1B 160 TMD 160-1600 InN=50%	–	–		1

XT1C (I_{cu} 25 kA) TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT1	160	TMD	16	XT1C 160 TMD 16-450	1SDA080825R1	271,00	1,000	1
			20	XT1C 160 TMD 20-450	1SDA080826R1	271,00	1,000	1
			25	XT1C 160 TMD 25-450	1SDA067391R1	271,00	1,064	1
			32	XT1C 160 TMD 32-450	1SDA067392R1	271,00	1,064	1
			40	XT1C 160 TMD 40-450	1SDA067393R1	271,00	1,072	1
			50	XT1C 160 TMD 50-500	1SDA067394R1	271,00	1,066	1
			63	XT1C 160 TMD 63-630	1SDA067395R1	275,00	1,074	1
			80	XT1C 160 TMD 80-800	1SDA067396R1	303,00	1,081	1
			100	XT1C 160 TMD 100-1000	1SDA067397R1	341,00	1,066	1
			125	XT1C 160 TMD 125-1250	1SDA067398R1	628,00	1,080	1
			160	XT1C 160 TMD 160-1600	1SDA067399R1	702,00	1,072	1
			125	XT1C 160 TMD 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	XT1C 160 TMD 160-1600 InN=50%	–	–		1

XT1N (I_{cu} 36 kA) TMF / TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT1	160	TMF	16	XT1N 160 TMF 16-450	1SDA080827R1	299,00	1,000	1
			20	XT1N 160 TMF 20-450	1SDA080828R1	299,00	1,000	1
XT1	160	TMD	25	XT1N 160 TMD 25-450	1SDA080829R1	299,00	1,000	1
			32	XT1N 160 TMD 32-450	1SDA067411R1	295,00	1,077	1
			40	XT1N 160 TMD 40-450	1SDA067412R1	295,00	1,080	1
			50	XT1N 160 TMD 50-500	1SDA067413R1	295,00	1,077	1
			63	XT1N 160 TMD 63-630	1SDA067414R1	295,00	1,076	1
			80	XT1N 160 TMD 80-800	1SDA067415R1	334,00	1,077	1
			100	XT1N 160 TMD 100-1000	1SDA067416R1	378,00		1
			125	XT1N 160 TMD 125-1250	1SDA067417R1	646,00	1,085	1
			160	XT1N 160 TMD 160-1600	1SDA067418R1	752,00	1,094	1
			125	XT1N 160 TMD 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	XT1N 160 TMD 160-1600 InN=50%	–	–		1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT1

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT1

XT1B (I_{cu} 18 kA) TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT1	160	TMD	16	XT1B 160 TMD 16-450	1SDA066810R1	321,00	1,300	1
			20	XT1B 160 TMD 20-450	1SDA066811R1	321,00	1,300	1
			25	XT1B 160 TMD 25-450	1SDA066812R1	321,00	1,353	1
			32	XT1B 160 TMD 32-450	1SDA066813R1	321,00	1,369	1
			40	XT1B 160 TMD 40-450	1SDA066814R1	321,00	1,359	1
			50	XT1B 160 TMD 50-500	1SDA066815R1	321,00	1,369	1
			63	XT1B 160 TMD 63-630	1SDA066816R1	321,00	1,373	1
			80	XT1B 160 TMD 80-800	1SDA066817R1	346,00	1,376	1
			100	XT1B 160 TMD 100-1000	1SDA066818R1	384,00	1,374	1
			125	XT1B 160 TMD 125-1250	1SDA066888R1	770,00	1,378	1
			160	XT1B 160 TMD 160-1600	1SDA066821R1	865,00	1,381	1
			125	XT1B 160 TMD 125-1250 InN=50%	1SDA066819R1	770,00	1,375	1
			160	XT1B 160 TMD 160-1600 InN=50%	1SDA066820R1	865,00	1,383	1

XT1C (I_{cu} 25 kA) TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT1	160	TMD	16	XT1C 160 TMD 16-450	1SDA080840R1	347,00	1,300	1
			20	XT1C 160 TMD 20-450	1SDA080841R1	347,00	1,300	1
			25	XT1C 160 TMD 25-450	1SDA067400R1	346,00	1,363	1
			32	XT1C 160 TMD 32-450	1SDA067401R1	346,00	1,355	1
			40	XT1C 160 TMD 40-450	1SDA067402R1	346,00	1,359	1
			50	XT1C 160 TMD 50-500	1SDA067403R1	346,00	1,356	1
			63	XT1C 160 TMD 63-630	1SDA067404R1	350,00	1,374	1
			80	XT1C 160 TMD 80-800	1SDA067405R1	391,00	1,366	1
			100	XT1C 160 TMD 100-1000	1SDA067406R1	442,00	1,366	1
			125	XT1C 160 TMD 125-1250	1SDA067409R1	795,00	1,376	1
			160	XT1C 160 TMD 160-1600	1SDA067410R1	911,00	1,381	1
			125	XT1C 160 TMD 125-1250 InN=50%	1SDA067407R1	738,00	1,379	1
			160	XT1C 160 TMD 160-1600 InN=50%	1SDA067408R1	911,00	1,370	1

XT1N (I_{cu} 36 kA) TMF / TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT1	160	TMF	16	XT1N 160 TMF 16-450	1SDA080842R1	386,00	1,300	1
			20	XT1N 160 TMF 20-450	1SDA080843R1	386,00	1,300	1
XT1	160	TMD	25	XT1N 160 TMD 25-450	1SDA080844R1	386,00	1,300	1
			32	XT1N 160 TMD 32-450	1SDA067419R1	386,00	1,374	1
			40	XT1N 160 TMD 40-450	1SDA067420R1	386,00	1,390	1
			50	XT1N 160 TMD 50-500	1SDA067421R1	386,00	1,300	1
			63	XT1N 160 TMD 63-630	1SDA067422R1	386,00	1,392	1
			80	XT1N 160 TMD 80-800	1SDA067423R1	441,00	1,393	1
			100	XT1N 160 TMD 100-1000	1SDA067424R1	491,00	1,394	1
			125	XT1N 160 TMD 125-1250	1SDA067427R1	852,00	1,397	1
			160	XT1N 160 TMD 160-1600	1SDA067428R1	982,00	1,397	1
			125	XT1N 160 TMD 125-1250 InN=50%	1SDA067425R1	852,00	1,390	1
			160	XT1N 160 TMD 160-1600 InN=50%	1SDA067426R1	982,00	1,397	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT1

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT1

XT1S (I_{cu} 50 kA) TMF / TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	160	TMF	16	XT1S 160 TMF 16-450	1SDA080830R1	314,00	1,000	1
			20	XT1S 160 TMF 20-450	1SDA080831R1	314,00	1,000	1
XT1	160	TMD	25	XT1S 160 TMD 25-450	1SDA080832R1	314,00	1,000	1
			32	XT1S 160 TMD 32-450	1SDA080833R1	314,00	1,000	1
			40	XT1S 160 TMD 40-450	1SDA080834R1	314,00	1,000	1
			50	XT1S 160 TMD 50-500	1SDA067431R1	313,00	1,109	1
			63	XT1S 160 TMD 63-630	1SDA067432R1	313,00	1,112	1
			80	XT1S 160 TMD 80-800	1SDA067433R1	355,00	1,111	1
			100	XT1S 160 TMD 100-1000	1SDA067434R1	399,00	1,112	1
			125	XT1S 160 TMD 125-1250	1SDA067435R1	662,00	1,116	1
			160	XT1S 160 TMD 160-1600	1SDA067436R1	768,00	1,114	1
			125	XT1S 160 TMD 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	XT1S 160 TMD 160-1600 InN=50%	–	–		1

XT1H (I_{cu} 70 kA) TMF / TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	160	TMF	16	XT1H 160 TMF 16-450	1SDA080835R1	327,00	1,000	1
			20	XT1H 160 TMF 20-450	1SDA080836R1	327,00	1,000	1
XT1	160	TMD	25	XT1H 160 TMD 25-450	1SDA080837R1	327,00	1,000	1
			32	XT1H 160 TMD 32-450	1SDA080838R1	327,00	1,000	1
			40	XT1H 160 TMD 40-450	1SDA080839R1	327,00	1,000	1
			50	XT1H 160 TMD 50-500	1SDA067449R1	327,00	1,105	1
			63	XT1H 160 TMD 63-630	1SDA067450R1	327,00	1,000	1
			80	XT1H 160 TMD 80-800	1SDA067451R1	374,00	1,000	1
			100	XT1H 160 TMD 100-1000	1SDA067452R1	418,00	1,102	1
			125	XT1H 160 TMD 125-1250	1SDA067453R1	670,00	1,000	1
			160	XT1H 160 TMD 160-1600	1SDA067454R1	774,00	1,123	1
			125	XT1H 160 TMD 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	XT1H 160 TMD 160-1600 InN=50%	–	–		1

Lasttrennschalter XT1D

XT1D Lasttrennschalter – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	160		16	XT1D 160	1SDA068208R1	309,00	1,028	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT1

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT1

XT1S (I_{cu} 50 kA) TMF / TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	160	TMF	16	XT1S 160 TMF 16-450	1SDA080845R1	404,00	1,300	1
			20	XT1S 160 TMF 20-450	1SDA080846R1	404,00	1,300	1
XT1	160	TMD	25	XT1S 160 TMD 25-450	1SDA080847R1	404,00	1,300	1
			32	XT1S 160 TMD 32-450	1SDA080848R1	404,00	1,300	1
			40	XT1S 160 TMD 40-450	1SDA080849R1	404,00	1,300	1
			50	XT1S 160 TMD 50-500	1SDA067439R1	403,00	1,300	1
			63	XT1S 160 TMD 63-630	1SDA067440R1	403,00	1,300	1
			80	XT1S 160 TMD 80-800	1SDA067441R1	461,00	1,300	1
			100	XT1S 160 TMD 100-1000	1SDA067442R1	517,00	1,300	1
			125	XT1S 160 TMD 125-1250	1SDA067445R1	861,00	1,300	1
			160	XT1S 160 TMD 160-1600	1SDA067446R1	989,00	1,429	1
			125	XT1S 160 TMD 125-1250 InN=50%	1SDA067443R1	862,00	1,300	1
			160	XT1S 160 TMD 160-1600 InN=50%	1SDA067444R1	989,00	1,300	1

XT1H (I_{cu} 70 kA) TMF / TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	160	TMF	16	XT1H 160 TMF 16-450	1SDA080850R1	425,00	1,300	1
			20	XT1H 160 TMF 20-450	1SDA080851R1	425,00	1,300	1
XT1	160	TMD	25	XT1H 160 TMD 25-450	1SDA080852R1	425,00	1,300	1
			32	XT1H 160 TMD 32-450	1SDA080853R1	425,00	1,300	1
			40	XT1H 160 TMD 40-450	1SDA080854R1	425,00	1,300	1
			50	XT1H 160 TMD 50-500	1SDA067457R1	425,00	1,300	1
			63	XT1H 160 TMD 63-630	1SDA067458R1	425,00	1,300	1
			80	XT1H 160 TMD 80-800	1SDA067459R1	485,00	1,300	1
			100	XT1H 160 TMD 100-1000	1SDA067460R1	542,00	1,300	1
			125	XT1H 160 TMD 125-1250	1SDA067463R1	870,00	1,300	1
			160	XT1H 160 TMD 160-1600	1SDA067464R1	1.005,00	1,300	1
			125	XT1H 160 TMD 125-1250 InN=50%	1SDA067461R1	870,00	1,300	1
			160	XT1H 160 TMD 160-1600 InN=50%	1SDA067462R1	1.005,00	1,300	1

Lasttrennschalter XT1D

XT1D Lasttrennschalter – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	160		16	XT1D 160	1SDA068209R1	402,00	1,300	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2N (I_{cu} 36 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMD	1,6	XT2N 160 TMD 1,6-16	1SDA067000R1	342,00	1,100	1
			2	XT2N 160 TMD 2-20	1SDA067001R1	342,00	1,100	1
			2,5	XT2N 160 TMD 2,5-25	1SDA067002R1	342,00	1,100	1
			3,2	XT2N 160 TMD 3,2-32	1SDA067003R1	342,00	1,100	1
			4	XT2N 160 TMD 4-40	1SDA067004R1	342,00	1,100	1
			5	XT2N 160 TMD 5-50	1SDA067005R1	342,00	1,100	1
			6,3	XT2N 160 TMD 6,3-63	1SDA067006R1	342,00	1,100	1
			8	XT2N 160 TMD 8-80	1SDA067007R1	342,00	1,100	1
			10	XT2N 160 TMD 10-100	1SDA067008R1	342,00	1,100	1
			12,5	XT2N 160 TMD 12,5-125	1SDA067009R1	342,00	1,100	1
			16	XT2N 160 TMD 16-300	1SDA067010R1	342,00	1,573	1
			20	XT2N 160 TMD 20-300	1SDA067011R1	342,00	1,589	1
			25	XT2N 160 TMD 25-300	1SDA067012R1	342,00	1,589	1
			32	XT2N 160 TMD 32-320	1SDA067013R1	342,00	1,584	1
XT2	160	TMA	40	XT2N 160 TMA 40-400	1SDA067014R1	375,00	1,590	1
			50	XT2N 160 TMA 50-500	1SDA067015R1	375,00	1,590	1
			63	XT2N 160 TMA 63-630	1SDA067016R1	375,00	1,420	1
			80	XT2N 160 TMA 80-800	1SDA067017R1	418,00	1,584	1
			100	XT2N 160 TMA 100-1000	1SDA067018R1	463,00	1,575	1
			125	XT2N 160 TMA 125-1250	1SDA067019R1	723,00	1,574	1
			160	XT2N 160 TMA 160-1600	1SDA067020R1	797,00	1,574	1
			125	XT2N 160 TMA 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	XT2N 160 TMA 160-1600 InN=50%	–	–		1

XT2N (I_{cu} 36 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	Ekip LS/I	10	XT2N 160 Ekip LS/I In=10A	1SDA067054R1	594,00	1,120	1
			25	XT2N 160 Ekip LS/I In=25A	1SDA067055R1	594,00	1,630	1
			63	XT2N 160 Ekip LS/I In=63A	1SDA067056R1	594,00	1,613	1
			100	XT2N 160 Ekip LS/I In=100A	1SDA067057R1	594,00	1,620	1
			160	XT2N 160 Ekip LS/I In=160A	1SDA067058R1	852,00	1,625	1
XT2	160	Ekip I	10	XT2N 160 Ekip I In=10A	1SDA067059R1	594,00	1,120	1
			25	XT2N 160 Ekip I In=25A	1SDA067060R1	594,00	1,120	1
			63	XT2N 160 Ekip I In=63A	1SDA067061R1	594,00	1,120	1
			100	XT2N 160 Ekip I In=100A	1SDA067062R1	594,00	1,120	1
			160	XT2N 160 Ekip I In=160A	1SDA067063R1	852,00	1,120	1
XT2	160	Ekip LSI	10	XT2N 160 Ekip LSI In=10A	1SDA067067R1	741,00	1,120	1
			25	XT2N 160 Ekip LSI In=25A	1SDA067068R1	741,00	1,120	1
			63	XT2N 160 Ekip LSI In=63A	1SDA067069R1	741,00	1,623	1
			100	XT2N 160 Ekip LSI In=100A	1SDA067070R1	741,00	1,640	1
			160	XT2N 160 Ekip LSI In=160A	1SDA067071R1	1.005,00	1,642	1
XT2	160	Ekip LSIG	10	XT2N 160 Ekip LSIG In=10A	1SDA067072R1	894,00	1,120	1
			25	XT2N 160 Ekip LSIG In=25A	1SDA067073R1	894,00	1,120	1
			63	XT2N 160 Ekip LSIG In=63A	1SDA067074R1	894,00	1,120	1
			100	XT2N 160 Ekip LSIG In=100A	1SDA067075R1	894,00	1,120	1
			160	XT2N 160 Ekip LSIG In=160A	1SDA067076R1	1.205,00	1,200	1
XT2	160	Ekip Dip LIG	10	XT2N 160 Ekip Dip LIG In=10A	1SDA100010R1	831,00	1,120	1
			25	XT2N 160 Ekip Dip LIG In=25A	1SDA100011R1	831,00	1,120	1
			63	XT2N 160 Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100012R1	831,00	1,120	1
			100	XT2N 160 Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100013R1	831,00	1,120	1
			160	XT2N 160 Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100014R1	1.173,00	1,120	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2N (I_{cu} 36 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMD	1,6	XT2N 160 TMD 1,6-16	1SDA067021R1	443,00	1,450	1
			2	XT2N 160 TMD 2-20	1SDA067022R1	443,00	1,450	1
			2,5	XT2N 160 TMD 2,5-25	1SDA067023R1	443,00	1,450	1
			3,2	XT2N 160 TMD 3,2-32	1SDA067024R1	443,00	1,450	1
			4	XT2N 160 TMD 4-40	1SDA067025R1	443,00	1,450	1
			5	XT2N 160 TMD 5-50	1SDA067026R1	443,00	1,450	1
			6,3	XT2N 160 TMD 6,3-63	1SDA067027R1	443,00	1,450	1
			8	XT2N 160 TMD 8-80	1SDA067028R1	443,00	1,450	1
			10	XT2N 160 TMD 10-100	1SDA067029R1	443,00	1,450	1
			12,5	XT2N 160 TMD 12,5-125	1SDA067030R1	443,00	1,450	1
			16	XT2N 160 TMD 16-300	1SDA067031R1	443,00	1,450	1
			20	XT2N 160 TMD 20-300	1SDA067032R1	443,00	1,450	1
			25	XT2N 160 TMD 25-300	1SDA067033R1	443,00	1,450	1
			32	XT2N 160 TMD 32-320	1SDA067034R1	443,00	1,800	1
XT2	160	TMA	40	XT2N 160 TMA 40-400	1SDA067035R1	473,00	1,993	1
			50	XT2N 160 TMA 50-500	1SDA067036R1	473,00	1,450	1
			63	XT2N 160 TMA 63-630	1SDA067037R1	473,00	2,008	1
			80	XT2N 160 TMA 80-800	1SDA067038R1	532,00	2,003	1
			100	XT2N 160 TMA 100-1000	1SDA067039R1	591,00	1,997	1
			125	XT2N 160 TMA 125-1250	1SDA067042R1	924,00	1,450	1
			160	XT2N 160 TMA 160-1600	1SDA067043R1	1.028,00	1,450	1
			125	XT2N 160 TMA 125-1250 InN=50%	1SDA067040R1	924,00	1,450	1
			160	XT2N 160 TMA 160-1600 InN=50%	1SDA067041R1	1.028,00	1,450	1

XT2N (I_{cu} 36 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	Ekip LS/I	10	XT2N 160 Ekip LS/I In=10A	1SDA067090R1	801,00	1,500	1
			25	XT2N 160 Ekip LS/I In=25A	1SDA067091R1	801,00	2,049	1
			63	XT2N 160 Ekip LS/I In=63A	1SDA067092R1	801,00	2,028	1
			100	XT2N 160 Ekip LS/I In=100A	1SDA067093R1	801,00	2,043	1
			160	XT2N 160 Ekip LS/I In=160A	1SDA067095R1	1.110,00	1,500	1
XT2	160	Ekip I	10	XT2N 160 Ekip I In=10A	1SDA067096R1	801,00	1,500	1
			25	XT2N 160 Ekip I In=25A	1SDA067097R1	801,00	1,500	1
			63	XT2N 160 Ekip I In=63A	1SDA067098R1	801,00	1,500	1
			100	XT2N 160 Ekip I In=100A	1SDA067099R1	801,00	1,500	1
			160	XT2N 160 Ekip I In=160A	1SDA067101R1	1.110,00	1,500	1
XT2	160	Ekip LSI	10	XT2N 160 Ekip LSI In=10A	1SDA067102R1	1.000,00	1,500	1
			25	XT2N 160 Ekip LSI In=25A	1SDA067103R1	1.000,00	1,500	1
			63	XT2N 160 Ekip LSI In=63A	1SDA067104R1	1.000,00	1,500	1
			100	XT2N 160 Ekip LSI In=100A	1SDA067105R1	1.000,00	2,062	1
			160	XT2N 160 Ekip LSI In=160A	1SDA067107R1	1.311,00	1,600	1
XT2	160	Ekip LSIG	10	XT2N 160 Ekip LSIG In=10A	1SDA067108R1	1.200,00	1,500	1
			25	XT2N 160 Ekip LSIG In=25A	1SDA067109R1	1.200,00	1,500	1
			63	XT2N 160 Ekip LSIG In=63A	1SDA067110R1	1.200,00	1,500	1
			100	XT2N 160 Ekip LSIG In=100A	1SDA067111R1	1.200,00	1,500	1
			160	XT2N 160 Ekip LSIG In=160A	1SDA067113R1	1.570,00	2,063	1
XT2	160	Ekip Dip LIG	10	XT2N 160 Ekip Dip LIG In=10A	1SDA100025R1	1.081,00	1,500	1
			25	XT2N 160 Ekip Dip LIG In=25A	1SDA100026R1	1.081,00	1,500	1
			63	XT2N 160 Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100027R1	1.081,00	1,500	1
			100	XT2N 160 Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100028R1	1.081,00	1,500	1
			160	XT2N 160 Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100029R1	1.539,00	2,063	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2S (I_{cu} 50 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMD	1,6	XT2S 160 TMD 1,6-16	1SDA067540R1	369,00	1,100	1
			2	XT2S 160 TMD 2-20	1SDA067541R1	369,00	1,100	1
			2,5	XT2S 160 TMD 2,5-25	1SDA067542R1	369,00	1,100	1
			3,2	XT2S 160 TMD 3,2-32	1SDA067543R1	369,00	1,100	1
			4	XT2S 160 TMD 4-40	1SDA067544R1	369,00	1,100	1
			5	XT2S 160 TMD 5-50	1SDA067545R1	369,00	1,100	1
			6,3	XT2S 160 TMD 6,3-63	1SDA067546R1	369,00	1,100	1
			8	XT2S 160 TMD 8-80	1SDA067547R1	369,00	1,100	1
			10	XT2S 160 TMD 10-100	1SDA067548R1	369,00	1,562	1
			12,5	XT2S 160 TMD 12,5-125	1SDA067549R1	369,00	1,100	1
			16	XT2S 160 TMD 16-300	1SDA067550R1	369,00	1,572	1
			20	XT2S 160 TMD 20-300	1SDA067551R1	369,00	1,582	1
			25	XT2S 160 TMD 25-300	1SDA067552R1	369,00	1,589	1
			32	XT2S 160 TMD 32-320	1SDA067553R1	369,00	1,581	1
XT2	160	TMA	40	XT2S 160 TMA 40-400	1SDA067554R1	400,00	1,582	1
			50	XT2S 160 TMA 50-500	1SDA067555R1	400,00	1,587	1
			63	XT2S 160 TMA 63-630	1SDA067556R1	400,00	1,585	1
			80	XT2S 160 TMA 80-800	1SDA067557R1	449,00	1,582	1
			100	XT2S 160 TMA 100-1000	1SDA067558R1	497,00	1,569	1
			125	XT2S 160 TMA 125-1250	1SDA067559R1	760,00	1,572	1
			160	XT2S 160 TMA 160-1600	1SDA067560R1	843,00	1,573	1
			125	XT2S 160 TMA 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	XT2S 160 TMA 160-1600 InN=50%	–	–		1

XT2S (I_{cu} 50 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	Ekip LS/I	10	XT2S 160 Ekip LS/I In=10A	1SDA067800R1	613,00	1,120	1
			25	XT2S 160 Ekip LS/I In=25A	1SDA067801R1	613,00	1,629	1
			63	XT2S 160 Ekip LS/I In=63A	1SDA067802R1	613,00	1,611	1
			100	XT2S 160 Ekip LS/I In=100A	1SDA067803R1	613,00	1,628	1
			160	XT2S 160 Ekip LS/I In=160A	1SDA067804R1	932,00	1,625	1
XT2	160	Ekip I	10	XT2S 160 Ekip I In=10A	1SDA067805R1	613,00	1,120	1
			25	XT2S 160 Ekip I In=25A	1SDA067806R1	613,00	1,120	1
			63	XT2S 160 Ekip I In=63A	1SDA067807R1	613,00	1,120	1
			100	XT2S 160 Ekip I In=100A	1SDA067808R1	613,00	1,120	1
			160	XT2S 160 Ekip I In=160A	1SDA067809R1	932,00	1,120	1
XT2	160	Ekip LSI	10	XT2S 160 Ekip LSI In=10A	1SDA067810R1	769,00	1,120	1
			25	XT2S 160 Ekip LSI In=25A	1SDA067811R1	769,00	1,120	1
			63	XT2S 160 Ekip LSI In=63A	1SDA067812R1	769,00	1,617	1
			100	XT2S 160 Ekip LSI In=100A	1SDA067813R1	769,00	1,120	1
			160	XT2S 160 Ekip LSI In=160A	1SDA067814R1	1.103,00	1,120	1
XT2	160	Ekip LSIG	10	XT2S 160 Ekip LSIG In=10A	1SDA067815R1	918,00	1,120	1
			25	XT2S 160 Ekip LSIG In=25A	1SDA067816R1	918,00	1,120	1
			63	XT2S 160 Ekip LSIG In=63A	1SDA067817R1	918,00	1,120	1
			100	XT2S 160 Ekip LSIG In=100A	1SDA067818R1	918,00	1,120	1
			160	XT2S 160 Ekip LSIG In=160A	1SDA067819R1	1.323,00	1,642	1
XT2	160	Ekip Dip LIG	10	XT2S 160 Ekip Dip LIG In=10A	1SDA100040R1	913,00	1,120	1
			25	XT2S 160 Ekip Dip LIG In=25A	1SDA100041R1	913,00	1,120	1
			63	XT2S 160 Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100042R1	913,00	1,120	1
			100	XT2S 160 Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100043R1	913,00	1,120	1
			160	XT2S 160 Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100044R1	1.252,00	1,642	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2S (I_{cu} 50 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMD	1,6	XT2S 160 TMD 1,6-16	1SDA067561R1	482,00	1,450	1
			2	XT2S 160 TMD 2-20	1SDA067562R1	482,00	1,450	1
			2,5	XT2S 160 TMD 2,5-25	1SDA067563R1	482,00	1,450	1
			3,2	XT2S 160 TMD 3,2-32	1SDA067564R1	482,00	1,450	1
			4	XT2S 160 TMD 4-40	1SDA067565R1	482,00	1,450	1
			5	XT2S 160 TMD 5-50	1SDA067566R1	482,00	1,450	1
			6,3	XT2S 160 TMD 6,3-63	1SDA067567R1	482,00	1,450	1
			8	XT2S 160 TMD 8-80	1SDA067568R1	482,00	1,450	1
			10	XT2S 160 TMD 10-100	1SDA067569R1	482,00	1,450	1
			12,5	XT2S 160 TMD 12,5-125	1SDA067570R1	482,00	1,450	1
			16	XT2S 160 TMD 16-300	1SDA067571R1	482,00	1,450	1
			20	XT2S 160 TMD 20-300	1SDA067572R1	482,00	1,450	1
			25	XT2S 160 TMD 25-300	1SDA067573R1	482,00	1,450	1
			32	XT2S 160 TMD 32-320	1SDA067574R1	482,00	2,011	1
XT2	160	TMA	40	XT2S 160 TMA 40-400	1SDA067575R1	515,00	1,450	1
			50	XT2S 160 TMA 50-500	1SDA067576R1	515,00	1,450	1
			63	XT2S 160 TMA 63-630	1SDA067577R1	515,00	2,005	1
			80	XT2S 160 TMA 80-800	1SDA067578R1	575,00	1,450	1
			100	XT2S 160 TMA 100-1000	1SDA067579R1	639,00	1,450	1
			125	XT2S 160 TMA 125-1250	1SDA067582R1	974,00	1,450	1
			160	XT2S 160 TMA 160-1600	1SDA067583R1	1.086,00	1,450	1
			125	XT2S 160 TMA 125-1250 InN=50%	1SDA067580R1	974,00	1,450	1
			160	XT2S 160 TMA 160-1600 InN=50%	1SDA067581R1	1.086,00	1,450	1

XT2S (I_{cu} 50 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	Ekip LS/I	10	XT2S 160 Ekip LS/I In=10A	1SDA067833R1	822,00	1,500	1
			25	XT2S 160 Ekip LS/I In=25A	1SDA067834R1	822,00	1,500	1
			63	XT2S 160 Ekip LS/I In=63A	1SDA067835R1	822,00	1,500	1
			100	XT2S 160 Ekip LS/I In=100A	1SDA067836R1	822,00	2,043	1
			160	XT2S 160 Ekip LS/I In=160A	1SDA067838R1	1.220,00	2,043	1
XT2	160	Ekip I	10	XT2S 160 Ekip I In=10A	1SDA067839R1	822,00	1,500	1
			25	XT2S 160 Ekip I In=25A	1SDA067840R1	822,00	1,500	1
			63	XT2S 160 Ekip I In=63A	1SDA067841R1	822,00	1,500	1
			100	XT2S 160 Ekip I In=100A	1SDA067842R1	822,00	1,500	1
			160	XT2S 160 Ekip I In=160A	1SDA067844R1	1.220,00	1,500	1
XT2	160	Ekip LSI	10	XT2S 160 Ekip LSI In=10A	1SDA067845R1	1.028,00	1,500	1
			25	XT2S 160 Ekip LSI In=25A	1SDA067846R1	1.028,00	1,500	1
			63	XT2S 160 Ekip LSI In=63A	1SDA067847R1	1.028,00	1,500	1
			100	XT2S 160 Ekip LSI In=100A	1SDA067848R1	1.028,00	1,500	1
			160	XT2S 160 Ekip LSI In=160A	1SDA067850R1	1.439,00	1,500	1
XT2	160	Ekip LSIG	10	XT2S 160 Ekip LSIG In=10A	1SDA067851R1	1.232,00	1,500	1
			25	XT2S 160 Ekip LSIG In=25A	1SDA067852R1	1.232,00	1,500	1
			63	XT2S 160 Ekip LSIG In=63A	1SDA067853R1	1.232,00	1,500	1
			100	XT2S 160 Ekip LSIG In=100A	1SDA067854R1	1.232,00	1,500	1
			160	XT2S 160 Ekip LSIG In=160A	1SDA067856R1	1.726,00	1,500	1
XT2	160	Ekip Dip LIG	10	XT2S 160 Ekip Dip LIG In=10A	1SDA100055R1	1.187,00	1,500	1
			25	XT2S 160 Ekip Dip LIG In=25A	1SDA100056R1	1.187,00	1,500	1
			63	XT2S 160 Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100057R1	1.187,00	1,500	1
			100	XT2S 160 Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100058R1	1.187,00	1,500	1
			160	XT2S 160 Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100059R1	1.647,00	1,500	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2H (I_{cu} 70 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMD	1,6	XT2H 160 TMD 1,6-16	1SDA067584R1	387,00	1,100	1
			2	XT2H 160 TMD 2-20	1SDA067585R1	387,00	1,100	1
			2,5	XT2H 160 TMD 2,5-25	1SDA067586R1	387,00	1,100	1
			3,2	XT2H 160 TMD 3,2-32	1SDA067587R1	387,00	1,100	1
			4	XT2H 160 TMD 4-40	1SDA067588R1	387,00	1,100	1
			5	XT2H 160 TMD 5-50	1SDA067589R1	387,00	1,100	1
			6,3	XT2H 160 TMD 6,3-63	1SDA067590R1	387,00	1,100	1
			8	XT2H 160 TMD 8-80	1SDA067591R1	387,00	1,100	1
			10	XT2H 160 TMD 10-100	1SDA067592R1	387,00	1,100	1
			12,5	XT2H 160 TMD 12,5-125	1SDA067593R1	387,00	1,100	1
			16	XT2H 160 TMD 16-300	1SDA067594R1	387,00	1,575	1
			20	XT2H 160 TMD 20-300	1SDA067595R1	387,00	1,580	1
			25	XT2H 160 TMD 25-300	1SDA067596R1	387,00	1,100	1
			32	XT2H 160 TMD 32-320	1SDA067597R1	387,00	1,586	1
XT2	160	TMA	40	XT2H 160 TMA 40-400	1SDA067598R1	418,00	1,589	1
			50	XT2H 160 TMA 50-500	1SDA067599R1	418,00	1,100	1
			63	XT2H 160 TMA 63-630	1SDA067600R1	418,00	1,583	1
			80	XT2H 160 TMA 80-800	1SDA067601R1	469,00	1,584	1
			100	XT2H 160 TMA 100-1000	1SDA067602R1	518,00	1,567	1
			125	XT2H 160 TMA 125-1250	1SDA067603R1	810,00	1,567	1
			160	XT2H 160 TMA 160-1600	1SDA067604R1	915,00	1,576	1
			125	XT2H 160 TMA 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	XT2H 160 TMA 160-1600 InN=50%	–	–		1

XT2H (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser– Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	Ekip LS/I	10	XT2H 160 Ekip LS/I In=10A	1SDA067857R1	669,00	1,120	1
			25	XT2H 160 Ekip LS/I In=25A	1SDA067858R1	669,00	1,120	1
			63	XT2H 160 Ekip LS/I In=63A	1SDA067859R1	669,00	1,617	1
			100	XT2H 160 Ekip LS/I In=100A	1SDA067860R1	669,00	1,626	1
			160	XT2H 160 Ekip LS/I In=160A	1SDA067861R1	959,00	1,619	1
XT2	160	Ekip I	10	XT2H 160 Ekip I In=10A	1SDA067862R1	669,00	1,120	1
			25	XT2H 160 Ekip I In=25A	1SDA067863R1	669,00	1,120	1
			63	XT2H 160 Ekip I In=63A	1SDA067864R1	669,00	1,120	1
			100	XT2H 160 Ekip I In=100A	1SDA067865R1	669,00	1,120	1
			160	XT2H 160 Ekip I In=160A	1SDA067866R1	959,00	1,120	1
XT2	160	Ekip LSI	10	XT2H 160 Ekip LSI In=10A	1SDA067867R1	833,00	1,120	1
			25	XT2H 160 Ekip LSI In=25A	1SDA067868R1	833,00	1,120	1
			63	XT2H 160 Ekip LSI In=63A	1SDA067869R1	833,00	1,120	1
			100	XT2H 160 Ekip LSI In=100A	1SDA067870R1	833,00	1,120	1
			160	XT2H 160 Ekip LSI In=160A	1SDA067871R1	1.131,00	1,120	1
XT2	160	Ekip LSIG	10	XT2H 160 Ekip LSIG In=10A	1SDA067872R1	1.000,00	1,120	1
			25	XT2H 160 Ekip LSIG In=25A	1SDA067873R1	1.000,00	1,120	1
			63	XT2H 160 Ekip LSIG In=63A	1SDA067874R1	1.000,00	1,120	1
			100	XT2H 160 Ekip LSIG In=100A	1SDA067875R1	1.000,00	1,120	1
			160	XT2H 160 Ekip LSIG In=160A	1SDA067876R1	1.356,00	1,120	1
XT2	160	Ekip Dip LIG	10	XT2H 160 Ekip Dip LIG In=10A	1SDA100070R1	941,00	1,120	1
			25	XT2H 160 Ekip Dip LIG In=25A	1SDA100071R1	941,00	1,120	1
			63	XT2H 160 Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100072R1	941,00	1,120	1
			100	XT2H 160 Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100073R1	941,00	1,120	1
			160	XT2H 160 Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100074R1	1.281,00	1,120	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2H (I_{cu} 70 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMD	1,6	XT2H 160 TMD 1,6-16	1SDA067605R1	505,00	1,450	1
			2	XT2H 160 TMD 2-20	1SDA067606R1	505,00	1,450	1
			2,5	XT2H 160 TMD 2,5-25	1SDA067607R1	505,00	1,450	1
			3,2	XT2H 160 TMD 3,2-32	1SDA067608R1	505,00	1,450	1
			4	XT2H 160 TMD 4-40	1SDA067609R1	505,00	1,450	1
			5	XT2H 160 TMD 5-50	1SDA067610R1	505,00	1,450	1
			6,3	XT2H 160 TMD 6,3-63	1SDA067611R1	505,00	1,450	1
			8	XT2H 160 TMD 8-80	1SDA067612R1	505,00	1,450	1
			10	XT2H 160 TMD 10-100	1SDA067613R1	505,00	1,450	1
			12,5	XT2H 160 TMD 12,5-125	1SDA067614R1	505,00	1,450	1
			16	XT2H 160 TMD 16-300	1SDA067615R1	505,00	1,450	1
			20	XT2H 160 TMD 20-300	1SDA067616R1	505,00	1,450	1
			25	XT2H 160 TMD 25-300	1SDA067617R1	505,00	1,450	1
			32	XT2H 160 TMD 32-320	1SDA067618R1	505,00	1,450	1
XT2	160	TMA	40	XT2H 160 TMA 40-400	1SDA067619R1	535,00	1,450	1
			50	XT2H 160 TMA 50-500	1SDA067620R1	535,00	1,450	1
			63	XT2H 160 TMA 63-630	1SDA067621R1	535,00	1,450	1
			80	XT2H 160 TMA 80-800	1SDA067622R1	600,00	1,450	1
			100	XT2H 160 TMA 100-1000	1SDA067623R1	668,00	1,450	1
			125	XT2H 160 TMA 125-1250	1SDA067626R1	1.044,00	1,450	1
			160	XT2H 160 TMA 160-1600	1SDA067627R1	1.182,00	1,996	1
			125	XT2H 160 TMA 125-1250 InN=50%	1SDA067624R1	1.044,00	1,450	1
			160	XT2H 160 TMA 160-1600 InN=50%	1SDA067625R1	1.182,00	1,450	1

XT2H (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser– Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	Ekip LS/I	10	XT2H 160 Ekip LS/I In=10A	1SDA067890R1	891,00	1,500	1
			25	XT2H 160 Ekip LS/I In=25A	1SDA067891R1	891,00	1,500	1
			63	XT2H 160 Ekip LS/I In=63A	1SDA067892R1	891,00	1,500	1
			100	XT2H 160 Ekip LS/I In=100A	1SDA067893R1	891,00	1,500	1
			160	XT2H 160 Ekip LS/I In=160A	1SDA067895R1	1.249,00	2,052	1
XT2	160	Ekip I	10	XT2H 160 Ekip I In=10A	1SDA067896R1	891,00	1,500	1
			25	XT2H 160 Ekip I In=25A	1SDA067897R1	891,00	1,500	1
			63	XT2H 160 Ekip I In=63A	1SDA067898R1	891,00	1,500	1
			100	XT2H 160 Ekip I In=100A	1SDA067899R1	891,00	1,500	1
			160	XT2H 160 Ekip I In=160A	1SDA067901R1	1.249,00	1,500	1
XT2	160	Ekip LSI	10	XT2H 160 Ekip LSI In=10A	1SDA067902R1	1.108,00	1,500	1
			25	XT2H 160 Ekip LSI In=25A	1SDA067903R1	1.108,00	1,500	1
			63	XT2H 160 Ekip LSI In=63A	1SDA067904R1	1.108,00	1,500	1
			100	XT2H 160 Ekip LSI In=100A	1SDA067905R1	1.108,00	1,500	1
			160	XT2H 160 Ekip LSI In=160A	1SDA067907R1	1.475,00	1,500	1
XT2	160	Ekip LSIG	10	XT2H 160 Ekip LSIG In=10A	1SDA067908R1	1.330,00	1,500	1
			25	XT2H 160 Ekip LSIG In=25A	1SDA067909R1	1.330,00	1,500	1
			63	XT2H 160 Ekip LSIG In=63A	1SDA067910R1	1.330,00	1,500	1
			100	XT2H 160 Ekip LSIG In=100A	1SDA067911R1	1.330,00	1,500	1
			160	XT2H 160 Ekip LSIG In=160A	1SDA067913R1	1.768,00	1,500	1
XT2	160	Ekip Dip LIG	10	XT2H 160 Ekip Dip LIG In=10A	1SDA100085R1	1.222,00	1,500	1
			25	XT2H 160 Ekip Dip LIG In=25A	1SDA100086R1	1.222,00	1,500	1
			63	XT2H 160 Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100087R1	1.222,00	1,500	1
			100	XT2H 160 Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100088R1	1.222,00	1,500	1
			160	XT2H 160 Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100089R1	1.679,00	1,500	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2L (I_{cu} 120 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMD	1,6	XT2L 160 TMD 1,6-16	1SDA067628R1	468,00	1,100	1
			2	XT2L 160 TMD 2-20	1SDA067629R1	468,00	1,100	1
			2,5	XT2L 160 TMD 2,5-25	1SDA067630R1	468,00	1,100	1
			3,2	XT2L 160 TMD 3,2-32	1SDA067631R1	468,00	1,100	1
			4	XT2L 160 TMD 4-40	1SDA067632R1	468,00	1,100	1
			5	XT2L 160 TMD 5-50	1SDA067633R1	468,00	1,100	1
			6,3	XT2L 160 TMD 6,3-63	1SDA067634R1	468,00	1,100	1
			8	XT2L 160 TMD 8-80	1SDA067635R1	468,00	1,100	1
			10	XT2L 160 TMD 10-100	1SDA067636R1	468,00	1,100	1
			12,5	XT2L 160 TMD 12,5-125	1SDA067637R1	468,00	1,100	1
			16	XT2L 160 TMD 16-300	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			20	XT2L 160 TMD 20-300				1
			25	XT2L 160 TMD 25-300				1
			32	XT2L 160 TMD 32-320				1
XT2	160	TMA	40	XT2L 160 TMA 40-400	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			50	XT2L 160 TMA 50-500				1
			63	XT2L 160 TMA 63-630				1
			80	XT2L 160 TMA 80-800				1
			100	XT2L 160 TMA 100-1000				1
			125	XT2L 160 TMA 125-1250				1
			160	XT2L 160 TMA 160-1600				1
			125	XT2L 160 TMA 125-1250 InN=50%				1
			160	XT2L 160 TMA 160-1600 InN=50%				1

XT2L (I_{cu} 120 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	Ekip LS/I	10	XT2L 160 Ekip LS/I In=10A	1SDA067914R1	766,00	1,120	1
			25	XT2L 160 Ekip LS/I In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2L 160 Ekip LS/I In=63A				1
			100	XT2L 160 Ekip LS/I In=100A				1
			160	XT2L 160 Ekip LS/I In=160A				1
XT2	160	Ekip I	10	XT2L 160 Ekip I In=10A	1SDA067919R1	766,00	1,120	1
			25	XT2L 160 Ekip I In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2L 160 Ekip I In=63A				1
			100	XT2L 160 Ekip I In=100A				1
			160	XT2L 160 Ekip I In=160A				1
XT2	160	Ekip LSI	10	XT2L 160 Ekip LSI In=10A	1SDA067924R1	958,00	1,120	1
			25	XT2L 160 Ekip LSI In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2L 160 Ekip LSI In=63A				1
			100	XT2L 160 Ekip LSI In=100A				1
			160	XT2L 160 Ekip LSI In=160A				1
XT2	160	Ekip LSIG	10	XT2L 160 Ekip LSIG In=10A	1SDA067929R1	1.050,00	1,120	1
			25	XT2L 160 Ekip LSIG In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2L 160 Ekip LSIG In=63A				1
			100	XT2L 160 Ekip LSIG In=100A				1
			160	XT2L 160 Ekip LSIG In=160A				1
XT2	160	Ekip Dip LIG	10	XT2L 160 Ekip Dip LIG In=10A	1SDA101950R1	1.066,00	1,300	1
			25	XT2L 160 Ekip Dip LIG In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2L 160 Ekip Dip LIG In=63A				1
			100	XT2L 160 Ekip Dip LIG In=100A				1
			160	XT2L 160 Ekip Dip LIG In=160A				1

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2L (I_{cu} 120 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMD	1,6	XT2L 160 TMD 1,6-16	1SDA067649R1	610,00	1,450	1
			2	XT2L 160 TMD 2-20	1SDA067650R1	610,00	1,450	1
			2,5	XT2L 160 TMD 2,5-25	1SDA067651R1	610,00	1,450	1
			3,2	XT2L 160 TMD 3,2-32	1SDA067652R1	610,00	1,450	1
			4	XT2L 160 TMD 4-40	1SDA067653R1	610,00	1,450	1
			5	XT2L 160 TMD 5-50	1SDA067654R1	610,00	1,450	1
			6,3	XT2L 160 TMD 6,3-63	1SDA067655R1	610,00	1,450	1
			8	XT2L 160 TMD 8-80	1SDA067656R1	610,00	1,450	1
			10	XT2L 160 TMD 10-100	1SDA067657R1	610,00	1,450	1
			12,5	XT2L 160 TMD 12,5-125	1SDA067658R1	610,00	1,450	1
			16	XT2L 160 TMD 16-300	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			20	XT2L 160 TMD 20-300				1
			25	XT2L 160 TMD 25-300				1
			32	XT2L 160 TMD 32-320				1
XT2	160	TMA	40	XT2L 160 TMA 40-400	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			50	XT2L 160 TMA 50-500				1
			63	XT2L 160 TMA 63-630				1
			80	XT2L 160 TMA 80-800				1
			100	XT2L 160 TMA 100-1000				1
			125	XT2L 160 TMA 125-1250				1
			160	XT2L 160 TMA 160-1600				1
			125	XT2L 160 TMA 125-1250 InN=50%				1
			160	XT2L 160 TMA 160-1600 InN=50%				1

XT2L (I_{cu} 120 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser– Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	Ekip LS/I	10	XT2L 160 Ekip LS/I In=10A	1SDA067947R1	1.007,00	1,500	1
			25	XT2L 160 Ekip LS/I In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2L 160 Ekip LS/I In=63A				1
			100	XT2L 160 Ekip LS/I In=100A				1
			160	XT2L 160 Ekip LS/I In=160A				1
XT2	160	Ekip I	10	XT2L 160 Ekip I In=10A	1SDA067953R1	1.144,00	1,500	1
			25	XT2L 160 Ekip I In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2L 160 Ekip I In=63A				1
			100	XT2L 160 Ekip I In=100A				1
			160	XT2L 160 Ekip I In=160A				1
XT2	160	Ekip LSI	10	XT2L 160 Ekip LSI In=10A	1SDA067959R1	1.263,00	1,500	1
			25	XT2L 160 Ekip LSI In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2L 160 Ekip LSI In=63A				1
			100	XT2L 160 Ekip LSI In=100A				1
			160	XT2L 160 Ekip LSI In=160A				1
XT2	160	Ekip LSIG	10	XT2L 160 Ekip LSIG In=10A	1SDA067965R1	1.386,00	1,500	1
			25	XT2L 160 Ekip LSIG In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2L 160 Ekip LSIG In=63A				1
			100	XT2L 160 Ekip LSIG In=100A				1
			160	XT2L 160 Ekip LSIG In=160A				1
XT2	160	Ekip Dip LIG	10	XT2L 160 Ekip Dip LIG In=10A	1SDA101951R1	1.340,00	1,300	1
			25	XT2L 160 Ekip Dip LIG In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2L 160 Ekip Dip LIG In=63A				1
			100	XT2L 160 Ekip Dip LIG In=100A				1
			160	XT2L 160 Ekip Dip LIG In=160A				1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2V (I_{cu} 150 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMD	1,6	XT2V 160 TMD 1,6-16	1SDA067672R1	515,00	1,100	1
			2	XT2V 160 TMD 2-20	1SDA067673R1	515,00	1,100	1
			2,5	XT2V 160 TMD 2,5-25	1SDA067674R1	515,00	1,100	1
			3,2	XT2V 160 TMD 3,2-32	1SDA067675R1	515,00	1,100	1
			4	XT2V 160 TMD 4-40	1SDA067676R1	515,00	1,100	1
			5	XT2V 160 TMD 5-50	1SDA067677R1	515,00	1,100	1
			6,3	XT2V 160 TMD 6,3-63	1SDA067678R1	515,00	1,100	1
			8	XT2V 160 TMD 8-80	1SDA067679R1	515,00	1,100	1
			10	XT2V 160 TMD 10-100	1SDA067680R1	515,00	1,100	1
			12,5	XT2V 160 TMD 12,5-125	1SDA067681R1	515,00	1,100	1
			16	XT2V 160 TMD 16-300	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			20	XT2V 160 TMD 20-300				1
			25	XT2V 160 TMD 25-300				1
			32	XT2V 160 TMD 32-320				1
XT2	160	TMA	40	XT2V 160 TMA 40-400	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			50	XT2V 160 TMA 50-500				1
			63	XT2V 160 TMA 63-630				1
			80	XT2V 160 TMA 80-800				1
			100	XT2V 160 TMA 100-1000				1
			125	XT2V 160 TMA 125-1250				1
			160	XT2V 160 TMA 160-1600				1
			125	XT2V 160 TMA 125-1250 InN=50%				1
			160	XT2V 160 TMA 160-1600 InN=50%				1

XT2V (I_{cu} 150 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser– Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	Ekip LS/I	10	XT2V 160 Ekip LS/I In=10A	1SDA067971R1	845,00	1,120	1
			25	XT2V 160 Ekip LS/I In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2V 160 Ekip LS/I In=63A				1
			100	XT2V 160 Ekip LS/I In=100A				1
			160	XT2V 160 Ekip LS/I In=160A				1
XT2	160	Ekip I	10	XT2V 160 Ekip I In=10A	1SDA067976R1	845,00	1,120	1
			25	XT2V 160 Ekip I In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2V 160 Ekip I In=63A				1
			100	XT2V 160 Ekip I In=100A				1
			160	XT2V 160 Ekip I In=160A				1
XT2	160	Ekip LSI	10	XT2V 160 Ekip LSI In=10A	1SDA067981R1	1.054,00	1,120	1
			25	XT2V 160 Ekip LSI In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2V 160 Ekip LSI In=63A				1
			100	XT2V 160 Ekip LSI In=100A				1
			160	XT2V 160 Ekip LSI In=160A				1
XT2	160	Ekip LSIG	10	XT2V 160 Ekip LSIG In=10A	1SDA067986R1	1.161,00	1,120	1
			25	XT2V 160 Ekip LSIG In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2V 160 Ekip LSIG In=63A				1
			100	XT2V 160 Ekip LSIG In=100A				1
			160	XT2V 160 Ekip LSIG In=160A				1
XT2	160	Ekip Dip LIG	10	XT2V 160 Ekip Dip LIG In=10A	1SDA101952R1	1.127,00	1,300	1
			25	XT2V 160 Ekip Dip LIG In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2V 160 Ekip Dip LIG In=63A				1
			100	XT2V 160 Ekip Dip LIG In=100A				1
			160	XT2V 160 Ekip Dip LIG In=160A				1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2V (I_{cu} 150 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMD	1,6	XT2V 160 TMD 1,6-16	1SDA067693R1	642,00	1,450	1
			2	XT2V 160 TMD 2-20	1SDA067694R1	642,00	1,450	1
			2,5	XT2V 160 TMD 2,5-25	1SDA067695R1	642,00	1,450	1
			3,2	XT2V 160 TMD 3,2-32	1SDA067696R1	642,00	1,450	1
			4	XT2V 160 TMD 4-40	1SDA067697R1	642,00	1,450	1
			5	XT2V 160 TMD 5-50	1SDA067698R1	642,00	1,450	1
			6,3	XT2V 160 TMD 6,3-63	1SDA067699R1	642,00	1,450	1
			8	XT2V 160 TMD 8-80	1SDA067700R1	642,00	1,450	1
			10	XT2V 160 TMD 10-100	1SDA067701R1	642,00	1,450	1
			12,5	XT2V 160 TMD 12,5-125	1SDA067702R1	642,00	1,450	1
			16	XT2V 160 TMD 16-300	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			20	XT2V 160 TMD 20-300				1
			25	XT2V 160 TMD 25-300				1
			32	XT2V 160 TMD 32-320				1
XT2	160	TMA	40	XT2V 160 TMA 40-400	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			50	XT2V 160 TMA 50-500				1
			63	XT2V 160 TMA 63-630				1
			80	XT2V 160 TMA 80-800				1
			100	XT2V 160 TMA 100-1000				1
			125	XT2V 160 TMA 125-1250				1
			160	XT2V 160 TMA 160-1600				1
			125	XT2V 160 TMA 125-1250 InN=50%				1
			160	XT2V 160 TMA 160-1600 InN=50%				1

XT2V (I_{cu} 150 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser– Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	Ekip LS/I	10	XT2V 160 Ekip LS/I In=10A	1SDA068004R1	1.125,00	1,500	1
			25	XT2V 160 Ekip LS/I In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2V 160 Ekip LS/I In=63A				1
			100	XT2V 160 Ekip LS/I In=100A				1
			160	XT2V 160 Ekip LS/I In=160A				1
XT2	160	Ekip I	10	XT2V 160 Ekip I In=10A	1SDA068010R1	1.125,00	1,500	1
			25	XT2V 160 Ekip I In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2V 160 Ekip I In=63A				1
			100	XT2V 160 Ekip I In=100A				1
			160	XT2V 160 Ekip I In=160A				1
XT2	160	Ekip LSI	10	XT2V 160 Ekip LSI In=10A	1SDA068016R1	1.406,00	1,500	1
			25	XT2V 160 Ekip LSI In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2V 160 Ekip LSI In=63A				1
			100	XT2V 160 Ekip LSI In=100A				1
			160	XT2V 160 Ekip LSI In=160A				1
XT2	160	Ekip LSIG	10	XT2V 160 Ekip LSIG In=10A	1SDA068022R1	1.546,00	1,500	1
			25	XT2V 160 Ekip LSIG In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2V 160 Ekip LSIG In=63A				1
			100	XT2V 160 Ekip LSIG In=100A				1
			160	XT2V 160 Ekip LSIG In=160A				1
XT2	160	Ekip Dip LIG	10	XT2V 160 Ekip Dip LIG In=10A	1SDA101953R1	1.444,00	1,300	1
			25	XT2V 160 Ekip Dip LIG In=25A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT2V 160 Ekip Dip LIG In=63A				1
			100	XT2V 160 Ekip Dip LIG In=100A				1
			160	XT2V 160 Ekip Dip LIG In=160A				1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [1] - 3-polig

Baugröße	I_u A	I_{cu} (415 V) kA	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	36		XT2N 160 Schalteinheit	1SDA068163R1	196,00	1,224	1
	160	50		XT2S 160 Schalteinheit	1SDA068164R1	236,00	0,820	1
	160	70		XT2H 160 Schalteinheit	1SDA068165R1	279,00	0,820	1
	160	120		XT2L 160 Schalteinheit	1SDA068166R1	397,00	0,820	1
	160	150		XT2V 160 Schalteinheit	1SDA068167R1	456,00	0,820	1

XT2 TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [2] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2		TMD	16	TMD 16-300	1SDA067226R1	248,00	0,800	1
			20	TMD 20-300	1SDA067227R1	248,00	0,800	1
			25	TMD 25-300	1SDA067228R1	248,00	0,800	1
			32	TMD 32-320	1SDA067229R1	248,00	0,800	1
XT2		TMA	40	TMA 40-400	1SDA067230R1	248,00	0,800	1
			50	TMA 50-500	1SDA067231R1	248,00	0,400	1
			63	TMA 63-630	1SDA067232R1	248,00	0,800	1
			80	TMA 80-800	1SDA067233R1	320,00	0,800	1
			100	TMA 10-1000	1SDA067234R1	320,00	0,800	1
			125	TMA 125-1250	1SDA067235R1	497,00	0,800	1
			160	TMA 160-1600	1SDA067236R1	617,00	0,800	1
			125	TMA 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	TMA 160-1600 InN=50%	–	–		1

1) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.
2) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [1] - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (415 V)	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A	kA	A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT2	160	36		XT2N 160 Schalteinheit	1SDA068168R1	246,00	1,200	1
	160	50		XT2S 160 Schalteinheit	1SDA068169R1	304,00	1,200	1
	160	70		XT2H 160 Schalteinheit	1SDA068170R1	359,00	1,200	1
	160	120		XT2L 160 Schalteinheit	1SDA068171R1	471,00	1,200	1
	160	150		XT2V 160 Schalteinheit	1SDA068172R1	574,00	1,200	1

XT2 TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [2] - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT2		TMD	16	TMD 16-300	1SDA067247R1	324,00	1,000	1
			20	TMD 20-300	1SDA067248R1	324,00	1,000	1
			25	TMD 25-300	1SDA067249R1	324,00	1,000	1
			32	TMD 32-320	1SDA067250R1	324,00	1,000	1
XT2		TMA	40	TMA 40-400	1SDA067251R1	324,00	1,000	1
			50	TMA 50-500	1SDA067252R1	324,00	1,000	1
			63	TMA 63-630	1SDA067253R1	324,00	1,000	1
			80	TMA 80-800	1SDA067254R1	412,00	1,000	1
			100	TMA 10-1000	1SDA067255R1	412,00	1,000	1
			125	TMA 125-1250	1SDA067258R1	646,00	1,000	1
			160	TMA 160-1600	1SDA067259R1	805,00	1,000	1
			125	TMA 125-1250 InN=50%	1SDA067256R1	646,00	1,000	1
			160	TMA 160-1600 InN=50%	1SDA067257R1	805,00	1,000	1

1) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.
2) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2 TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [2] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2		Ekip LS/I	25	Ekip LS/I In=25A	1SDA067296R1	406,00	0,400	1
			63	Ekip LS/I In=63A	1SDA067297R1	406,00	1,000	1
			100	Ekip LS/I In=100A	1SDA067298R1	406,00	1,000	1
			160	Ekip LS/I In=160A	1SDA067299R1	688,00	0,300	1
XT2		Ekip I	25	Ekip I In=25A	1SDA067301R1	406,00	1,000	1
			63	Ekip I In=63A	1SDA067302R1	406,00	1,000	1
			100	Ekip I In=100A	1SDA067303R1	406,00	1,000	1
			160	Ekip I In=160A	1SDA067304R1	688,00	1,000	1
XT2		Ekip LSI	25	Ekip LSI In=25A	1SDA067306R1	578,00	1,000	1
			63	Ekip LSI In=63A	1SDA067307R1	578,00	1,000	1
			100	Ekip LSI In=100A	1SDA067308R1	578,00	1,000	1
			160	Ekip LSI In=160A	1SDA067309R1	885,00	1,000	1
XT2		Ekip LSIG	25	Ekip LSIG In=25A	1SDA067311R1	762,00	1,000	1
			63	Ekip LSIG In=63A	1SDA067312R1	762,00	1,000	1
			100	Ekip LSIG In=100A	1SDA067313R1	762,00	1,000	1
			160	Ekip LSIG In=160A	1SDA067314R1	1.140,00	1,000	1
XT2		Ekip Dip LIG	25	Ekip Dip LIG In=25A	1SDA100128R1	670,00	1,000	1
			63	Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100129R1	670,00	1,000	1
			100	Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100130R1	670,00	1,000	1
			160	Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100131R1	1.009,00	1,000	1
XT2		Ekip Touch LSI	40	Ekip Touch LSI In=40A	1SDA100100R1	1.399,00	1,000	1
			63	Ekip Touch LSI In=63A	1SDA100101R1	1.399,00	1,000	1
			100	Ekip Touch LSI In=100A	1SDA100102R1	1.429,00	1,000	1
			160	Ekip Touch LSI In=160A	1SDA100103R1	1.429,00	1,000	1
XT2		Ekip Touch LSIG	40	Ekip Touch LSIG In=40A	1SDA100104R1	1.474,00	1,000	1
			63	Ekip Touch LSIG In=63A	1SDA100105R1	1.474,00	1,000	1
			100	Ekip Touch LSIG In=100A	1SDA100106R1	1.504,00	1,000	1
			160	Ekip Touch LSIG In=160A	1SDA100107R1	1.504,00	1,000	1
XT2		Ekip Touch Measuring LSI	40	Ekip Touch Measuring LSI In=40A	1SDA100108R1	1.524,00	1,000	1
			63	Ekip Touch Measuring LSI In=63A	1SDA100109R1	1.524,00	1,000	1
			100	Ekip Touch Measuring LSI In=100A	1SDA100110R1	1.555,00	1,000	1
			160	Ekip Touch Measuring LSI In=160A	1SDA100111R1	1.555,00	1,000	1
XT2		Ekip Touch Measuring LSIG	40	Ekip Touch Measuring LSIG In=40A	1SDA100112R1	1.602,00	1,000	1
			63	Ekip Touch Measuring LSIG In=63A	1SDA100113R1	1.602,00	1,000	1
			100	Ekip Touch Measuring LSIG In=100A	1SDA100114R1	1.635,00	1,000	1
			160	Ekip Touch Measuring LSIG In=160A	1SDA100115R1	1.635,00	1,000	1
XT2		Ekip Hi-Touch LSI	40	Ekip Hi-Touch LSI In=40A	1SDA100116R1	2.434,00	1,000	1
			63	Ekip Hi-Touch LSI In=63A	1SDA100117R1	2.434,00	1,000	1
			100	Ekip Hi-Touch LSI In=100A	1SDA100118R1	2.485,00	1,000	1
			160	Ekip Hi-Touch LSI In=160A	1SDA100119R1	2.485,00	1,000	1
XT2		Ekip Hi-Touch LSIG	40	Ekip Hi-Touch LSIG In=40A	1SDA100120R1	2.563,00	1,000	1
			63	Ekip Hi-Touch LSIG In=63A	1SDA100121R1	2.563,00	1,000	1
			100	Ekip Hi-Touch LSIG In=100A	1SDA100122R1	2.615,00	1,000	1
			160	Ekip Hi-Touch LSIG In=160A	1SDA100123R1	2.615,00	1,000	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2 TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [2] - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2		Ekip LS/I	25	Ekip LS/I In=25A	1SDA067329R1	549,00	1,000	1
			63	Ekip LS/I In=63A	1SDA067330R1	549,00	1,000	1
			100	Ekip LS/I In=100A	1SDA067331R1	549,00	1,000	1
			160	Ekip LS/I In=160A	1SDA067333R1	898,00	1,000	1
XT2		Ekip I	25	Ekip I In=25A	1SDA067335R1	549,00	1,000	1
			63	Ekip I In=63A	1SDA067336R1	549,00	1,000	1
			100	Ekip I In=100A	1SDA067337R1	549,00	1,000	1
			160	Ekip I In=160A	1SDA067339R1	898,00	1,000	1
XT2		Ekip LSI	25	Ekip LSI In=25A	1SDA067341R1	757,00	1,000	1
			63	Ekip LSI In=63A	1SDA067342R1	757,00	1,000	1
			100	Ekip LSI In=100A	1SDA067343R1	757,00	1,000	1
			160	Ekip LSI In=160A	1SDA067345R1	1.205,00	1,000	1
XT2		Ekip LSIG	25	Ekip LSIG In=25A	1SDA067347R1	988,00	1,000	1
			63	Ekip LSIG In=63A	1SDA067348R1	988,00	1,000	1
			100	Ekip LSIG In=100A	1SDA068052R1	988,00	1,000	1
			160	Ekip LSIG In=160A	1SDA067350R1	1.463,00	1,000	1
XT2		Ekip Dip LIG	25	Ekip Dip LIG In=25A	1SDA100167R1	870,00	1,000	1
			63	Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100168R1	870,00	1,000	1
			100	Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100169R1	870,00	1,000	1
			160	Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100170R1	1.327,00	1,000	1
XT2		Ekip Touch LSI	40	Ekip Touch LSI In=40A	1SDA100142R1	1.751,00	1,000	1
			63	Ekip Touch LSI In=63A	1SDA100143R1	1.751,00	1,000	1
			100	Ekip Touch LSI In=100A	1SDA100144R1	1.785,00	1,000	1
			160	Ekip Touch LSI In=160A	1SDA100145R1	1.785,00	1,000	1
XT2		Ekip Touch LSIG	40	Ekip Touch LSIG In=40A	1SDA100146R1	1.843,00	1,000	1
			63	Ekip Touch LSIG In=63A	1SDA100147R1	1.843,00	1,000	1
			100	Ekip Touch LSIG In=100A	1SDA100148R1	1.879,00	1,000	1
			160	Ekip Touch LSIG In=160A	1SDA100149R1	1.879,00	1,000	1
XT2		Ekip Touch Measuring LSI	40	Ekip Touch Measuring LSI In=40A	1SDA100150R1	1.903,00	1,000	1
			63	Ekip Touch Measuring LSI In=63A	1SDA100151R1	1.903,00	1,000	1
			100	Ekip Touch Measuring LSI In=100A	1SDA100153R1	1.942,00	1,000	1
			160	Ekip Touch Measuring LSI In=160A	1SDA100152R1	1.942,00	1,000	1
XT2		Ekip Touch Measuring LSIG	40	Ekip Touch Measuring LSIG In=40A	1SDA100154R1	2.003,00	1,000	1
			63	Ekip Touch Measuring LSIG In=63A	1SDA100155R1	2.003,00	1,000	1
			100	Ekip Touch Measuring LSIG In=100A	1SDA100156R1	2.045,00	1,000	1
			160	Ekip Touch Measuring LSIG In=160A	1SDA100157R1	2.045,00	1,000	1
XT2		Ekip Hi-Touch LSI	40	Ekip Hi-Touch LSI In=40A	1SDA100158R1	3.045,00	1,000	1
			63	Ekip Hi-Touch LSI In=63A	1SDA100159R1	3.045,00	1,000	1
			100	Ekip Hi-Touch LSI In=100A	1SDA100160R1	3.106,00	1,000	1
			160	Ekip Hi-Touch LSI In=160A	1SDA100161R1	3.106,00	1,000	1
XT2		Ekip Hi-Touch LSIG	40	Ekip Hi-Touch LSIG In=40A	1SDA100162R1	3.204,00	1,000	1
			63	Ekip Hi-Touch LSIG In=63A	1SDA100163R1	3.204,00	1,000	1
			100	Ekip Hi-Touch LSIG In=100A	1SDA100164R1	3.268,00	1,000	1
			160	Ekip Hi-Touch LSIG In=160A	1SDA100165R1	3.268,00	1,000	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Bestellnummern zu XT2

Schalteinheit und Schutzauslöser

Technischer Katalog

XT2 - Schalteinheit

Schalt-Einheit	I_{cu}	N (36 kA)	S (50 kA)	H (70 kA)	L (120 kA)	V (150 kA)
	Pole					
	3	068163	068164	068165	068166	068167
	4	068168	068169	068170	068171	068172

TMA Schutzauslöser

Ekip Schutzauslöser

Ekip Touch Schutzauslöser

Schutz-Auslöser	I_n	16	20	25	32	40	50	52	63	80	100	125	160
	Pole												
TMD	3	067226	067227	067228	067229								
	4	067247	067248	067249	067250								
TMA	3					067230	067231		067232	067233	067234	067235	067236
	4					067251	067252		067253	067254	067255	067258*	067259*
Ekip LS/I	3			067296					067297		067298		067299
	4			067329					067330		067331		067333
Ekip I	3			067301					067302		067303		067304
	4			067335					067336		067337		067339
Ekip LSI	3			067306					067307		067308		067309
	4			067341					067342		067343		067345
Ekip LSIG	3			067311					067312		067313		067314
	4			067347					067348		068052		067350
Ekip Dip LIG	3			100128					100129		100130		100131
	4			100167					100168		100169		100170
Ekip Touch LSI	3					100100			100101		100102		100103
	4					100142			100143		100144		100145
Ekip Touch LSIG	3					100104			100105		100106		100107
	4					100146			100147		100148		100149
Ekip Touch Measuring LSI	3					100108			100109		100110		100111
	4					100150			100151		100152		100153
Ekip Touch Measuring LSIG	3					100112			100113		100114		100115
	4					100154			100155		100156		100157
Ekip Hi-Touch LSI	3					100116			100117		100118		100119
	4					100158			100159		100160		100161
Ekip Hi-Touch LSIG	3					100120			100121		100122		100123
	4					100162			100163		100164		100165
MA	3		067290		067291			067292		067293	067294		076538
Ekip M LIU	3			067352					067353		067354		067355
Ekip M-LRIU				067357					067358		067359		
Ekip M Touch LRIU	3					100124			100125		100126		
Ekip G LS/I	3			067362					067363		067364		067365
	4			067368					067369		067370		067372

*InN=100%. Kombinationen auch mit InN=50% verfügbar. Bestellnummern bitte der entsprechenden Seite „Schutzauslöseeinheiten" entnehmen.
Hinweis: Ist eine Bestellnummer für einen kompletten Leistungsschalter nicht verfügbar, bitte die Schalteinheit mit dem Schutzauslöser konfigurieren, um einen montierten Leistungsschalter zu bestellen.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Notizen

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT3

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT3N (I_{cu} 36 kA) TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT3	250	TMD	63	XT3N 250 TMD 63-630	1SDA068053R1	509,00	1,600	1
			80	XT3N 250 TMD 80-800	1SDA068054R1	557,00	1,600	1
			100	XT3N 250 TMD 100-1000	1SDA068055R1	602,00	1,600	1
			125	XT3N 250 TMD 125-1250	1SDA068056R1	745,00	1,630	1
			160	XT3N 250 TMD 160-1600	1SDA068057R1	857,00	1,617	1
			125	XT3N 250 TMD 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	XT3N 250 TMD 160-1600 InN=50%	–	–		1
			200	XT3N 250 TMD 200-2000	1SDA068058R1	1.023,00	1,630	1
			250	XT3N 250 TMD 250-2500	1SDA068059R1	1.159,00	1,640	1
			200	XT3N 250 TMD 200-2000 InN=50%	–	–		1
			250	XT3N 250 TMD 250-2500 InN=50%	–	–		1

XT3S (I_{cu} 50 kA) TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT3	250	TMD	63	XT3S 250 TMD 63-630	1SDA068215R1	649,00	1,600	1
			80	XT3S 250 TMD 80-800	1SDA068216R1	699,00	1,600	1
			100	XT3S 250 TMD 100-1000	1SDA068217R1	744,00	1,600	1
			125	XT3S 250 TMD 125-1250	1SDA068218R1	855,00	1,600	1
			160	XT3S 250 TMD 160-1600	1SDA068219R1	958,00	1,600	1
			125	XT3S 250 TMD 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	XT3S 250 TMD 160-1600 InN=50%	–	–		1
			200	XT3S 250 TMD 200-2000	1SDA068220R1	1.058,00	1,638	1
			250	XT3S 250 TMD 250-2500	1SDA068221R1	1.198,00	1,632	1
			200	XT3S 250 TMD 200-2000 InN=50%	–	–		1
			250	XT3S 250 TMD 250-2500 InN=50%	–	–		1

Lasttrennschalter XT3D

XT3D Lasttrennschalter – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT3	250			XT3D 250	1SDA068210R1	762,00	1,566	1

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT3

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT3N (I_{cu} 36 kA) TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT3	250	TMD	63	XT3N 250 TMD 63-630	1SDA068060R1	638,00	2,000	1
			80	XT3N 250 TMD 80-800	1SDA068061R1	696,00	2,000	1
			100	XT3N 250 TMD 100-1000	1SDA068062R1	752,00	2,000	1
			125	XT3N 250 TMD 125-1250	1SDA068067R1	932,00	2,000	1
			160	XT3N 250 TMD 160-1600	1SDA068068R1	1.068,00	2,000	1
			125	XT3N 250 TMD 125-1250 InN=50%	1SDA068063R1	932,00	2,000	1
			160	XT3N 250 TMD 160-1600 InN=50%	1SDA068064R1	1.068,00	2,000	1
			200	XT3N 250 TMD 200-2000	1SDA068069R1	1.280,00	2,111	1
			250	XT3N 250 TMD 250-2500	1SDA068070R1	1.447,00	2,103	1
			200	XT3N 250 TMD 200-2000 InN=50%	1SDA068065R1	1.280,00	2,100	1
			250	XT3N 250 TMD 250-2500 InN=50%	1SDA068066R1	1.447,00	2,094	1

XT3S (I_{cu} 50 kA) TMD Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT3	250	TMD	63	XT3S 250 TMD 63-630	1SDA068222R1	813,00	2,000	1
			80	XT3S 250 TMD 80-800	1SDA068223R1	871,00	2,000	1
			100	XT3S 250 TMD 100-1000	1SDA068224R1	931,00	2,000	1
			125	XT3S 250 TMD 125-1250	1SDA068229R1	1.067,00	2,000	1
			160	XT3S 250 TMD 160-1600	1SDA068230R1	1.197,00	2,000	1
			125	XT3S 250 TMD 125-1250 InN=50%	1SDA068225R1	1.067,00	2,000	1
			160	XT3S 250 TMD 160-1600 InN=50%	1SDA068226R1	1.197,00	2,000	1
			200	XT3S 250 TMD 200-2000	1SDA068231R1	1.323,00	2,000	1
			250	XT3S 250 TMD 250-2500	1SDA068232R1	1.500,00	2,090	1
			200	XT3S 250 TMD 200-2000 InN=50%	1SDA068227R1	1.323,00	2,000	1
			250	XT3S 250 TMD 250-2500 InN=50%	1SDA068228R1	1.500,00	2,000	1

Lasttrennschalter XT3D

XT3D Lasttrennschalter – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT3	250			XT3D 250	1SDA068211R1	954,00	2,024	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4N (I_{cu} 36 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	TMD	16	XT4N 160 TMD 16-300	1SDA068076R1	616,00	2,050	1
			20	XT4N 160 TMD 20-300	1SDA068080R1	616,00	2,050	1
			25	XT4N 160 TMD 25-300	1SDA068081R1	616,00	2,050	1
			32	XT4N 160 TMD 32-320	1SDA068082R1	616,00	2,050	1
XT4	160	TMA	40	XT4N 160 TMA 40-400	1SDA068083R1	616,00	2,050	1
			50	XT4N 160 TMA 50-500	1SDA068084R1	616,00	2,050	1
			63	XT4N 160 TMA 63-630	1SDA068085R1	701,00	2,050	1
			80	XT4N 160 TMA 80-800	1SDA068086R1	701,00	2,050	1
			100	XT4N 160 TMA 100-1000	1SDA068087R1	775,00	2,050	1
			125	XT4N 160 TMA 125-1250	1SDA068088R1	855,00	2,050	1
			160	XT4N 160 TMA 160-1600	1SDA068089R1	1.015,00	2,050	1
			125	XT4N 160 TMA 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	XT4N 160 TMA 160-1600 InN=50%	–	–		1
XT4	250	TMA	200	XT4N 250 TMA 200-2000	1SDA068090R1	1.111,00	2,253	1
			225	XT4N 250 TMA 225-2250	1SDA068091R1	1.242,00	2,050	1
			250	XT4N 250 TMA 250-2500	1SDA068092R1	1.242,00	2,252	1
			200	XT4N 250 TMA 200-2000 InN=50%	–	–		1
			225	XT4N 250 TMA 225-2250 InN=50%	–	–		1
			250	XT4N 250 TMA 250-2500 InN=50%	–	–		1

XT4N (I_{cu} 36 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	Ekip LS/I	40	XT4N 160 Ekip LS/I In=40A	1SDA068122R1	826,00	2,050	1
			63	XT4N 160 Ekip LS/I In=63A	1SDA068123R1	826,00	2,050	1
			100	XT4N 160 Ekip LS/I In=100A	1SDA068124R1	826,00	2,050	1
			160	XT4N 160 Ekip LS/I In=160A	1SDA068125R1	1.086,00	2,333	1
XT4	250	Ekip LS/I	250	XT4N 250 Ekip LS/I In=250A	1SDA068126R1	1.324,00	2,312	1
XT4	160	Ekip I	40	XT4N 160 Ekip I In=40A	1SDA068127R1	826,00	2,050	1
			63	XT4N 160 Ekip I In=63A	1SDA068128R1	826,00	2,050	1
			100	XT4N 160 Ekip I In=100A	1SDA068129R1	826,00	2,050	1
			160	XT4N 160 Ekip I In=160A	1SDA068130R1	1.086,00	2,050	1
XT4	250	Ekip I	250	XT4N 250 Ekip I In=250A	1SDA068131R1	1.324,00	2,050	1
XT4	160	Ekip LSI	40	XT4N 160 Ekip LSI In=40A	1SDA068132R1	1.033,00	2,050	1
			63	XT4N 160 Ekip LSI In=63A	1SDA068133R1	1.033,00	2,050	1
			100	XT4N 160 Ekip LSI In=100A	1SDA068134R1	1.033,00	2,050	1
			160	XT4N 160 Ekip LSI In=160A	1SDA068135R1	1.280,00	2,050	1
XT4	250	Ekip LSI	250	XT4N 250 Ekip LSI In=250A	1SDA068136R1	1.549,00	2,323	1
XT4	160	Ekip LSIG	40	XT4N 160 Ekip LSIG In=40A	1SDA068137R1	1.239,00	2,050	1
			63	XT4N 160 Ekip LSIG In=63A	1SDA068138R1	1.239,00	2,050	1
			100	XT4N 160 Ekip LSIG In=100A	1SDA068139R1	1.239,00	2,050	1
			160	XT4N 160 Ekip LSIG In=160A	1SDA068140R1	1.494,00	2,050	1
XT4	250	Ekip LSIG	250	XT4N 250 Ekip LSIG In=250A	1SDA068141R1	1.738,00	2,050	1
XT4	160	Ekip Dip LIG	40	XT4N 160 Ekip Dip LIG In=40A	1SDA100181R1	1.125,00	2,050	1
			63	XT4N 160 Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100182R1	1.125,00	2,050	1
			100	XT4N 160 Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100183R1	1.125,00	2,050	1
			160	XT4N 160 Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100184R1	1.412,00	2,050	1
XT4	250	Ekip Dip LIG	250	XT4N 250 Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100185R1	1.787,00	2,050	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4N (I_{cu} 36 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	TMD	16	XT4N 160 TMD 16-300	1SDA068093R1	807,00	3,050	1
			20	XT4N 160 TMD 20-300	1SDA068094R1	807,00	3,050	1
			25	XT4N 160 TMD 25-300	1SDA068095R1	807,00	3,050	1
			32	XT4N 160 TMD 32-320	1SDA068096R1	807,00	3,050	1
XT4	160	TMA	40	XT4N 160 TMA 40-400	1SDA068097R1	807,00	3,050	1
			50	XT4N 160 TMA 50-500	1SDA068098R1	807,00	3,050	1
			63	XT4N 160 TMA 63-630	1SDA068099R1	909,00	3,050	1
			80	XT4N 160 TMA 80-800	1SDA068100R1	909,00	3,050	1
			100	XT4N 160 TMA 100-1000	1SDA068101R1	1.007,00	3,050	1
			125	XT4N 160 TMA 125-1250	1SDA068107R1	1.108,00	3,050	1
			160	XT4N 160 TMA 160-1600	1SDA068108R1	1.319,00	3,050	1
			125	XT4N 160 TMA 125-1250 InN=50%	1SDA068102R1	1.108,00	3,050	1
			160	XT4N 160 TMA 160-1600 InN=50%	1SDA068103R1	1.319,00	3,050	1
XT4	250	TMA	200	XT4N 250 TMA 200-2000	1SDA068109R1	1.447,00	3,050	1
			225	XT4N 250 TMA 225-2250	1SDA068110R1	1.617,00	3,050	1
			250	XT4N 250 TMA 250-2500	1SDA068111R1	1.617,00	2,872	1
			200	XT4N 250 TMA 200-2000 InN=50%	1SDA068104R1	1.447,00	2,900	1
			225	XT4N 250 TMA 225-2250 InN=50%	1SDA068105R1	1.617,00	3,050	1
			250	XT4N 250 TMA 250-2500 InN=50%	1SDA068106R1	1.617,00	3,050	1

XT4N (I_{cu} 36 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	Ekip LS/I	40	XT4N 160 Ekip LS/I In=40A	1SDA068142R1	1.071,00	3,050	1
			63	XT4N 160 Ekip LS/I In=63A	1SDA068144R1	1.071,00	3,050	1
			100	XT4N 160 Ekip LS/I In=100A	1SDA068145R1	1.071,00	3,050	1
			160	XT4N 160 Ekip LS/I In=160A	1SDA068146R1	1.412,00	2,960	1
XT4	250	Ekip LS/I	250	XT4N 250 Ekip LS/I In=250A	1SDA068147R1	1.722,00	2,931	1
XT4	160	Ekip I	40	XT4N 160 Ekip I In=40A	1SDA068148R1	1.071,00	3,050	1
			63	XT4N 160 Ekip I In=63A	1SDA068149R1	1.071,00	3,050	1
			100	XT4N 160 Ekip I In=100A	1SDA068150R1	1.071,00	3,050	1
			160	XT4N 160 Ekip I In=160A	1SDA068151R1	1.412,00	3,050	1
XT4	250	Ekip I	250	XT4N 250 Ekip I In=250A	1SDA068152R1	1.722,00	3,050	1
XT4	160	Ekip LSI	40	XT4N 160 Ekip LSI In=40A	1SDA068153R1	1.343,00	3,050	1
			63	XT4N 160 Ekip LSI In=63A	1SDA068154R1	1.343,00	3,050	1
			100	XT4N 160 Ekip LSI In=100A	1SDA068155R1	1.343,00	3,050	1
			160	XT4N 160 Ekip LSI In=160A	1SDA068156R1	1.664,00	3,050	1
XT4	250	Ekip LSI	250	XT4N 250 Ekip LSI In=250A	1SDA068157R1	2.012,00	2,937	1
XT4	160	Ekip LSIG	40	XT4N 160 Ekip LSIG In=40A	1SDA068158R1	1.612,00	3,050	1
			63	XT4N 160 Ekip LSIG In=63A	1SDA068159R1	1.612,00	3,050	1
			100	XT4N 160 Ekip LSIG In=100A	1SDA068160R1	1.612,00	3,050	1
			160	XT4N 160 Ekip LSIG In=160A	1SDA068161R1	1.943,00	3,050	1
XT4	250	Ekip LSIG	250	XT4N 250 Ekip LSIG In=250A	1SDA068162R1	2.257,00	2,948	1
XT4	160	Ekip Dip LIG	40	XT4N 160 Ekip Dip LIG In=40A	1SDA100196R1	1.445,00	3,050	1
			63	XT4N 160 Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100197R1	1.445,00	3,050	1
			100	XT4N 160 Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100198R1	1.860,00	3,050	1
			160	XT4N 160 Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100199R1	1.860,00	3,050	1
XT4	250	Ekip Dip LIG	250	XT4N 250 Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100200R1	2.222,00	2,948	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4S (I_{cu} 50 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	TMD	16	XT4S 160 TMD 16-300	1SDA068299R1	684,00	2,050	1
			20	XT4S 160 TMD 20-300	1SDA068300R1	684,00	2,050	1
			25	XT4S 160 TMD 25-300	1SDA068301R1	684,00	2,050	1
			32	XT4S 160 TMD 32-320	1SDA068302R1	684,00	2,050	1
XT4	160	TMA	40	XT4S 160 TMA 40-400	1SDA068303R1	684,00	2,050	1
			50	XT4S 160 TMA 50-500	1SDA068304R1	684,00	2,050	1
			63	XT4S 160 TMA 63-630	1SDA068305R1	752,00	2,050	1
			80	XT4S 160 TMA 80-800	1SDA068306R1	752,00	2,050	1
			100	XT4S 160 TMA 100-1000	1SDA068307R1	837,00	2,050	1
			125	XT4S 160 TMA 125-1250	1SDA068308R1	918,00	2,050	1
			160	XT4S 160 TMA 160-1600	1SDA068309R1	1.080,00	2,050	1
			125	XT4S 160 TMA 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	XT4S 160 TMA 160-1600 InN=50%	–	–		1
XT4	250	TMA	200	XT4S 250 TMA 200-2000	1SDA068310R1	1.187,00	2,260	1
			225	XT4S 250 TMA 225-2250	1SDA068311R1	1.324,00	2,050	1
			250	XT4S 250 TMA 250-2500	1SDA068312R1	1.324,00	2,254	1
			200	XT4S 250 TMA 200-2000 InN=50%	–	–		1
			225	XT4S 250 TMA 225-2250 InN=50%	–	–		1
			250	XT4S 250 TMA 250-2500 InN=50%	–	–		1

XT4S (I_{cu} 50 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	Ekip LS/I	40	XT4S 160 Ekip LS/I In=40A	1SDA068471R1	861,00	2,050	1
			63	XT4S 160 Ekip LS/I In=63A	1SDA068472R1	861,00	2,050	1
			100	XT4S 160 Ekip LS/I In=100A	1SDA068473R1	861,00	2,050	1
			160	XT4S 160 Ekip LS/I In=160A	1SDA068474R1	1.133,00	2,050	1
XT4	250	Ekip LS/I	250	XT4S 250 Ekip LS/I In=250A	1SDA068475R1	1.392,00	2,314	1
XT4	160	Ekip I	40	XT4S 160 Ekip I In=40A	1SDA068476R1	861,00	2,050	1
			63	XT4S 160 Ekip I In=63A	1SDA068477R1	861,00	2,050	1
			100	XT4S 160 Ekip I In=100A	1SDA068478R1	861,00	2,050	1
			160	XT4S 160 Ekip I In=160A	1SDA068479R1	1.133,00	2,050	1
XT4	250	Ekip I	250	XT4S 250 Ekip I In=250A	1SDA068480R1	1.392,00	2,321	1
XT4	160	Ekip LSI	40	XT4S 160 Ekip LSI In=40A	1SDA068481R1	1.079,00	2,050	1
			63	XT4S 160 Ekip LSI In=63A	1SDA068482R1	1.079,00	2,050	1
			100	XT4S 160 Ekip LSI In=100A	1SDA068483R1	1.079,00	2,050	1
			160	XT4S 160 Ekip LSI In=160A	1SDA068484R1	1.337,00	2,050	1
XT4	250	Ekip LSI	250	XT4S 250 Ekip LSI In=250A	1SDA068485R1	1.617,00	2,326	1
XT4	160	Ekip LSIG	40	XT4S 160 Ekip LSIG In=40A	1SDA068486R1	1.283,00	2,050	1
			63	XT4S 160 Ekip LSIG In=63A	1SDA068487R1	1.283,00	2,050	1
			100	XT4S 160 Ekip LSIG In=100A	1SDA068488R1	1.283,00	2,050	1
			160	XT4S 160 Ekip LSIG In=160A	1SDA068489R1	1.553,00	2,050	1
XT4	250	Ekip LSIG	250	XT4S 250 Ekip LSIG In=250A	1SDA068490R1	1.812,00	2,050	1
XT4	160	Ekip Dip LIG	40	XT4S 160 Ekip Dip LIG In=40A	1SDA100211R1	1.171,00	2,050	1
			63	XT4S 160 Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100212R1	1.171,00	2,050	1
			100	XT4S 160 Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100213R1	1.171,00	2,050	1
			160	XT4S 160 Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100214R1	1.460,00	2,050	1
XT4	250	Ekip Dip LIG	250	XT4S 250 Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100215R1	1.860,00	2,050	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4S (I_{cu} 50 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	TMD	16	XT4S 160 TMD 16-300	1SDA068313R1	894,00	3,050	1
			20	XT4S 160 TMD 20-300	1SDA068314R1	894,00	3,050	1
			25	XT4S 160 TMD 25-300	1SDA068315R1	894,00	3,050	1
			32	XT4S 160 TMD 32-320	1SDA068316R1	894,00	3,050	1
XT4	160	TMA	40	XT4S 160 TMA 40-400	1SDA068317R1	894,00	3,050	1
			50	XT4S 160 TMA 50-500	1SDA068318R1	894,00	3,050	1
			63	XT4S 160 TMA 63-630	1SDA068319R1	974,00	3,050	1
			80	XT4S 160 TMA 80-800	1SDA068320R1	974,00	3,050	1
			100	XT4S 160 TMA 100-1000	1SDA068321R1	1.087,00	3,050	1
			125	XT4S 160 TMA 125-1250	1SDA068327R1	1.195,00	3,050	1
			160	XT4S 160 TMA 160-1600	1SDA068328R1	1.406,00	3,050	1
			125	XT4S 160 TMA 125-1250 InN=50%	1SDA068322R1	1.195,00	3,050	1
			160	XT4S 160 TMA 160-1600 InN=50%	1SDA068323R1	1.406,00	3,050	1
XT4	250	TMA	200	XT4S 250 TMA 200-2000	1SDA068329R1	1.546,00	3,050	1
			225	XT4S 250 TMA 225-2250	1SDA068330R1	1.722,00	3,050	1
			250	XT4S 250 TMA 250-2500	1SDA068331R1	1.722,00	3,050	1
			200	XT4S 250 TMA 200-2000 InN=50%	1SDA068324R1	1.546,00	3,050	1
			225	XT4S 250 TMA 225-2250 InN=50%	1SDA068325R1	1.722,00	3,050	1
			250	XT4S 250 TMA 250-2500 InN=50%	1SDA068326R1	1.722,00	3,050	1

XT4S (I_{cu} 50 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	Ekip LS/I	40	XT4S 160 Ekip LS/I In=40A	1SDA068491R1	1.120,00	3,050	1
			63	XT4S 160 Ekip LS/I In=63A	1SDA068492R1	1.120,00	3,050	1
			100	XT4S 160 Ekip LS/I In=100A	1SDA068493R1	1.120,00	3,050	1
			160	XT4S 160 Ekip LS/I In=160A	1SDA068494R1	1.474,00	3,050	1
XT4	250	Ekip LS/I	250	XT4S 250 Ekip LS/I In=250A	1SDA068495R1	1.815,00	2,943	1
XT4	160	Ekip I	40	XT4S 160 Ekip I In=40A	1SDA068496R1	1.120,00	3,050	1
			63	XT4S 160 Ekip I In=63A	1SDA068497R1	1.120,00	3,050	1
			100	XT4S 160 Ekip I In=100A	1SDA068498R1	1.120,00	3,050	1
			160	XT4S 160 Ekip I In=160A	1SDA068499R1	1.474,00	3,050	1
XT4	250	Ekip I	250	XT4S 250 Ekip I In=250A	1SDA068500R1	1.815,00	3,050	1
XT4	160	Ekip LSI	40	XT4S 160 Ekip LSI In=40A	1SDA068501R1	1.350,00	3,050	1
			63	XT4S 160 Ekip LSI In=63A	1SDA068502R1	1.350,00	3,050	1
			100	XT4S 160 Ekip LSI In=100A	1SDA068503R1	1.350,00	3,050	1
			160	XT4S 160 Ekip LSI In=160A	1SDA068504R1	1.581,00	3,050	1
XT4	250	Ekip LSI	250	XT4S 250 Ekip LSI In=250A	1SDA068505R1	2.022,00	3,050	1
XT4	160	Ekip LSIG	40	XT4S 160 Ekip LSIG In=40A	1SDA068506R1	1.668,00	3,050	1
			63	XT4S 160 Ekip LSIG In=63A	1SDA068507R1	1.668,00	3,050	1
			100	XT4S 160 Ekip LSIG In=100A	1SDA068508R1	1.668,00	3,050	1
			160	XT4S 160 Ekip LSIG In=160A	1SDA068509R1	2.015,00	3,050	1
XT4	250	Ekip LSIG	250	XT4S 250 Ekip LSIG In=250A	1SDA068510R1	2.352,00	2,939	1
XT4	160	Ekip Dip LIG	40	XT4S 160 Ekip Dip LIG In=40A	1SDA100226R1	1.506,00	3,050	1
			63	XT4S 160 Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100227R1	1.506,00	3,050	1
			100	XT4S 160 Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100228R1	1.921,00	3,050	1
			160	XT4S 160 Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100229R1	1.921,00	3,050	1
XT4	250	Ekip Dip LIG	250	XT4S 250 Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100230R1	2.311,00	2,939	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4H (I_{cu} 70 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	TMD	16	XT4H 160 TMD 16-300	1SDA068332R1	697,00	2,050	1
			20	XT4H 160 TMD 20-300	1SDA068333R1	697,00	2,050	1
			25	XT4H 160 TMD 25-300	1SDA068334R1	697,00	2,050	1
			32	XT4H 160 TMD 32-320	1SDA068335R1	697,00	2,050	1
XT4	160	TMA	40	XT4H 160 TMA 40-400	1SDA068336R1	697,00	2,050	1
			50	XT4H 160 TMA 50-500	1SDA068337R1	697,00	2,050	1
			63	XT4H 160 TMA 63-630	1SDA068338R1	783,00	2,050	1
			80	XT4H 160 TMA 80-800	1SDA068339R1	783,00	2,050	1
			100	XT4H 160 TMA 100-1000	1SDA068340R1	870,00	2,050	1
			125	XT4H 160 TMA 125-1250	1SDA068341R1	959,00	2,050	1
			160	XT4H 160 TMA 160-1600	1SDA068342R1	1.136,00	2,050	1
			125	XT4H 160 TMA 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	XT4H 160 TMA 160-1600 InN=50%	–	–		1
XT4	250	TMA	200	XT4H 250 TMA 200-2000	1SDA068343R1	1.250,00	2,259	1
			225	XT4H 250 TMA 225-2250	1SDA068344R1	1.392,00	2,050	1
			250	XT4H 250 TMA 250-2500	1SDA068345R1	1.392,00	2,253	1
			200	XT4H 250 TMA 200-2000 InN=50%	–	–		1
			225	XT4H 250 TMA 225-2250 InN=50%	–	–		1
			250	XT4H 250 TMA 250-2500 InN=50%	–	–		1

XT4H (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	Ekip LS/I	40	XT4H 160 Ekip LS/I In=40A	1SDA068511R1	959,00	2,050	1
			63	XT4H 160 Ekip LS/I In=63A	1SDA068512R1	959,00	2,050	1
			100	XT4H 160 Ekip LS/I In=100A	1SDA068513R1	959,00	2,050	1
			160	XT4H 160 Ekip LS/I In=160A	1SDA068514R1	1.250,00	2,050	1
XT4	250	Ekip LS/I	250	XT4H 250 Ekip LS/I In=250A	1SDA068515R1	1.535,00	2,321	1
XT4	160	Ekip I	40	XT4H 160 Ekip I In=40A	1SDA068516R1	959,00	2,050	1
			63	XT4H 160 Ekip I In=63A	1SDA068517R1	959,00	2,050	1
			100	XT4H 160 Ekip I In=100A	1SDA068518R1	959,00	2,050	1
			160	XT4H 160 Ekip I In=160A	1SDA068519R1	1.250,00	2,050	1
XT4	250	Ekip I	250	XT4H 250 Ekip I In=250A	1SDA068520R1	1.535,00	2,050	1
XT4	160	Ekip LSI	40	XT4H 160 Ekip LSI In=40A	1SDA068521R1	1.162,00	2,050	1
			63	XT4H 160 Ekip LSI In=63A	1SDA068522R1	1.162,00	2,050	1
			100	XT4H 160 Ekip LSI In=100A	1SDA068523R1	1.162,00	2,050	1
			160	XT4H 160 Ekip LSI In=160A	1SDA068524R1	1.458,00	2,050	1
XT4	250	Ekip LSI	250	XT4H 250 Ekip LSI In=250A	1SDA068525R1	1.744,00	2,050	1
XT4	160	Ekip LSIG	40	XT4H 160 Ekip LSIG In=40A	1SDA068526R1	1.371,00	2,050	1
			63	XT4H 160 Ekip LSIG In=63A	1SDA068527R1	1.371,00	2,050	1
			100	XT4H 160 Ekip LSIG In=100A	1SDA068528R1	1.371,00	2,050	1
			160	XT4H 160 Ekip LSIG In=160A	1SDA068529R1	1.664,00	2,050	1
XT4	250	Ekip LSIG	250	XT4H 250 Ekip LSIG In=250A	1SDA068530R1	1.950,00	2,050	1
XT4	160	Ekip Dip LIG	40	XT4H 160 Ekip Dip LIG In=40A	1SDA100241R1	1.286,00	2,050	1
			63	XT4H 160 Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100242R1	1.286,00	2,050	1
			100	XT4H 160 Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100243R1	1.286,00	2,050	1
			160	XT4H 160 Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100244R1	1.574,00	2,050	1
XT4	250	Ekip Dip LIG	250	XT4H 250 Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100245R1	2.000,00	2,050	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4H (I_{cu} 70 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	TMD	16	XT4H 160 TMD 16-300	1SDA068346R1	907,00	3,050	1
			20	XT4H 160 TMD 20-300	1SDA068347R1	907,00	3,050	1
			25	XT4H 160 TMD 25-300	1SDA068348R1	907,00	3,050	1
			32	XT4H 160 TMD 32-320	1SDA068349R1	907,00	3,050	1
XT4	160	TMA	40	XT4H 160 TMA 40-400	1SDA068350R1	907,00	3,050	1
			50	XT4H 160 TMA 50-500	1SDA068351R1	907,00	3,050	1
			63	XT4H 160 TMA 63-630	1SDA068352R1	1.020,00	3,050	1
			80	XT4H 160 TMA 80-800	1SDA068353R1	1.020,00	3,050	1
			100	XT4H 160 TMA 100-1000	1SDA068354R1	1.131,00	3,050	1
			125	XT4H 160 TMA 125-1250	1SDA068360R1	1.244,00	3,050	1
			160	XT4H 160 TMA 160-1600	1SDA068361R1	1.477,00	3,050	1
			125	XT4H 160 TMA 125-1250 InN=50%	1SDA068355R1	1.244,00	3,050	1
			160	XT4H 160 TMA 160-1600 InN=50%	1SDA068356R1	1.477,00	3,050	1
XT4	250	TMA	200	XT4H 250 TMA 200-2000	1SDA068362R1	1.626,00	3,050	1
			225	XT4H 250 TMA 225-2250	1SDA068363R1	1.815,00	3,050	1
			250	XT4H 250 TMA 250-2500	1SDA068364R1	1.815,00	2,050	1
			200	XT4H 250 TMA 200-2000 InN=50%	1SDA068357R1	1.626,00	3,050	1
			225	XT4H 250 TMA 225-2250 InN=50%	1SDA068358R1	1.815,00	3,050	1
			250	XT4H 250 TMA 250-2500 InN=50%	1SDA068359R1	1.815,00	3,050	1

XT4H (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	Ekip LS/I	40	XT4H 160 Ekip LS/I In=40A	1SDA068531R1	1.242,00	3,050	1
			63	XT4H 160 Ekip LS/I In=63A	1SDA068532R1	1.242,00	3,050	1
			100	XT4H 160 Ekip LS/I In=100A	1SDA068533R1	1.242,00	3,050	1
			160	XT4H 160 Ekip LS/I In=160A	1SDA068534R1	1.626,00	3,050	1
XT4	250	Ekip LS/I	250	XT4H 250 Ekip LS/I In=250A	1SDA068535R1	1.997,00	2,933	1
XT4	160	Ekip I	40	XT4H 160 Ekip I In=40A	1SDA068536R1	1.242,00	3,050	1
			63	XT4H 160 Ekip I In=63A	1SDA068537R1	1.242,00	3,050	1
			100	XT4H 160 Ekip I In=100A	1SDA068538R1	1.242,00	3,050	1
			160	XT4H 160 Ekip I In=160A	1SDA068539R1	1.626,00	3,050	1
XT4	250	Ekip I	250	XT4H 250 Ekip I In=250A	1SDA068540R1	1.997,00	3,050	1
XT4	160	Ekip LSI	40	XT4H 160 Ekip LSI In=40A	1SDA068541R1	1.513,00	3,050	1
			63	XT4H 160 Ekip LSI In=63A	1SDA068542R1	1.513,00	3,050	1
			100	XT4H 160 Ekip LSI In=100A	1SDA068543R1	1.513,00	3,050	1
			160	XT4H 160 Ekip LSI In=160A	1SDA068544R1	1.894,00	3,050	1
XT4	250	Ekip LSI	250	XT4H 250 Ekip LSI In=250A	1SDA068545R1	2.268,00	3,050	1
XT4	160	Ekip LSIG	40	XT4H 160 Ekip LSIG In=40A	1SDA068546R1	1.782,00	3,050	1
			63	XT4H 160 Ekip LSIG In=63A	1SDA068547R1	1.782,00	3,050	1
			100	XT4H 160 Ekip LSIG In=100A	1SDA068548R1	1.782,00	3,050	1
			160	XT4H 160 Ekip LSIG In=160A	1SDA068549R1	2.162,00	3,050	1
XT4	250	Ekip LSIG	250	XT4H 250 Ekip LSIG In=250A	1SDA068550R1	2.533,00	3,050	1
XT4	160	Ekip Dip LIG	40	XT4H 160 Ekip Dip LIG In=40A	1SDA100256R1	1.659,00	3,050	1
			63	XT4H 160 Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100257R1	1.659,00	3,050	1
			100	XT4H 160 Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100258R1	2.072,00	3,050	1
			160	XT4H 160 Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100259R1	2.072,00	3,050	1
XT4	250	Ekip Dip LIG	250	XT4H 250 Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100260R1	2.493,00	3,050	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4L (I_{cu} 120 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	TMD	16	XT4L 160 TMD 16-300	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			20	XT4L 160 TMD 20-300				1
			25	XT4L 160 TMD 25-300				1
			32	XT4L 160 TMD 32-320				1
XT4	160	TMA	40	XT4L 160 TMA 40-400	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			50	XT4L 160 TMA 50-500				1
			63	XT4L 160 TMA 63-630				1
			80	XT4L 160 TMA 80-800				1
			100	XT4L 160 TMA 100-1000				1
			125	XT4L 160 TMA 125-1250				1
			160	XT4L 160 TMA 160-1600				1
			125	XT4L 160 TMA 125-1250 InN=50%				1
			160	XT4L 160 TMA 160-1600 InN=50%				1
XT4	250	TMA	200	XT4L 250 TMA 200-2000	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			225	XT4L 250 TMA 225-2250				1
			250	XT4L 250 TMA 250-2500				1
			200	XT4L 250 TMA 200-2000 InN=50%				1
			225	XT4L 250 TMA 225-2250 InN=50%				1
			250	XT4L 250 TMA 250-2500 InN=50%				1

XT4L (I_{cu} 120 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	Ekip LS/I	40	XT4L 160 Ekip LS/I In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4L 160 Ekip LS/I In=63A				1
			100	XT4L 160 Ekip LS/I In=100A				1
			160	XT4L 160 Ekip LS/I In=160A				1
XT4	250	Ekip LS/I	250	XT4L 250 Ekip LS/I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip I	40	XT4L 160 Ekip I In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4L 160 Ekip I In=63A				1
			100	XT4L 160 Ekip I In=100A				1
			160	XT4L 160 Ekip I In=160A				1
XT4	250	Ekip I	250	XT4L 250 Ekip I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip LSI	40	XT4L 160 Ekip LSI In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4L 160 Ekip LSI In=63A				1
			100	XT4L 160 Ekip LSI In=100A				1
			160	XT4L 160 Ekip LSI In=160A				1
XT4	250	Ekip LSI	250	XT4L 250 Ekip LSI In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip LSIG	40	XT4L 160 Ekip LSIG In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4L 160 Ekip LSIG In=63A				1
			100	XT4L 160 Ekip LSIG In=100A				1
			160	XT4L 160 Ekip LSIG In=160A				1
XT4	250	Ekip LSIG	250	XT4L 250 Ekip LSIG In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip Dip LIG	40	XT4L 160 Ekip Dip LIG In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4L 160 Ekip Dip LIG In=63A				1
			100	XT4L 160 Ekip Dip LIG In=100A				1
			160	XT4L 160 Ekip Dip LIG In=160A				1
XT4	250	Ekip Dip LIG	250	XT4L 250 Ekip Dip LIG In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4L (I_{cu} 120 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	TMD	16	XT4L 160 TMD 16-300	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			20	XT4L 160 TMD 20-300				1
			25	XT4L 160 TMD 25-300				1
			32	XT4L 160 TMD 32-320				1
XT4	160	TMA	40	XT4L 160 TMA 40-400	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			50	XT4L 160 TMA 50-500				1
			63	XT4L 160 TMA 63-630				1
			80	XT4L 160 TMA 80-800				1
			100	XT4L 160 TMA 100-1000				1
			125	XT4L 160 TMA 125-1250				1
			160	XT4L 160 TMA 160-1600				1
			125	XT4L 160 TMA 125-1250 InN=50%				1
			160	XT4L 160 TMA 160-1600 InN=50%				1
XT4	250	TMA	200	XT4L 250 TMA 200-2000	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			225	XT4L 250 TMA 225-2250				1
			250	XT4L 250 TMA 250-2500				1
			200	XT4L 250 TMA 200-2000 InN=50%				1
			225	XT4L 250 TMA 225-2250 InN=50%				1
			250	XT4L 250 TMA 250-2500 InN=50%				1

XT4L (I_{cu} 120 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	Ekip LS/I	40	XT4L 160 Ekip LS/I In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4L 160 Ekip LS/I In=63A				1
			100	XT4L 160 Ekip LS/I In=100A				1
			160	XT4L 160 Ekip LS/I In=160A				1
XT4	250	Ekip LS/I	250	XT4L 250 Ekip LS/I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip I	40	XT4L 160 Ekip I In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4L 160 Ekip I In=63A				1
			100	XT4L 160 Ekip I In=100A				1
			160	XT4L 160 Ekip I In=160A				1
XT4	250	Ekip I	250	XT4L 250 Ekip I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip LSI	40	XT4L 160 Ekip LSI In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4L 160 Ekip LSI In=63A				1
			100	XT4L 160 Ekip LSI In=100A				1
			160	XT4L 160 Ekip LSI In=160A				1
XT4	250	Ekip LSI	250	XT4L 250 Ekip LSI In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip LSIG	40	XT4L 160 Ekip LSIG In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4L 160 Ekip LSIG In=63A				1
			100	XT4L 160 Ekip LSIG In=100A				1
			160	XT4L 160 Ekip LSIG In=160A				1
XT4	250	Ekip LSIG	250	XT4L 250 Ekip LSIG In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip Dip LIG	40	XT4L 160 Ekip Dip LIG In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4L 160 Ekip Dip LIG In=63A				1
			100	XT4L 160 Ekip Dip LIG In=100A				1
			160	XT4L 160 Ekip Dip LIG In=160A				1
XT4	250	Ekip Dip LIG	250	XT4L 250 Ekip Dip LIG In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4V (I_{cu} 150 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	TMD	16	XT4V 160 TMD 16-300	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			20	XT4V 160 TMD 20-300				1
			25	XT4V 160 TMD 25-300				1
			32	XT4V 160 TMD 32-320				1
XT4	160	TMA	40	XT4V 160 TMA 40-400	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			50	XT4V 160 TMA 50-500				1
			63	XT4V 160 TMA 63-630				1
			80	XT4V 160 TMA 80-800				1
			100	XT4V 160 TMA 100-1000				1
			125	XT4V 160 TMA 125-1250				1
			160	XT4V 160 TMA 160-1600				1
			125	XT4V 160 TMA 125-1250 InN=50%				1
			160	XT4V 160 TMA 160-1600 InN=50%				1
XT4	250	TMA	200	XT4V 250 TMA 200-2000	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			225	XT4V 250 TMA 225-2250				1
			250	XT4V 250 TMA 250-2500				1
			200	XT4V 250 TMA 200-2000 InN=50%				1
			225	XT4V 250 TMA 225-2250 InN=50%				1
			250	XT4V 250 TMA 250-2500 InN=50%				1

XT4V (I_{cu} 150 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	Ekip LS/I	40	XT4V 160 Ekip LS/I In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4V 160 Ekip LS/I In=63A				1
			100	XT4V 160 Ekip LS/I In=100A				1
			160	XT4V 160 Ekip LS/I In=160A				1
XT4	250	Ekip LS/I	250	XT4V 250 Ekip LS/I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip I	40	XT4V 160 Ekip I In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4V 160 Ekip I In=63A				1
			100	XT4V 160 Ekip I In=100A				1
			160	XT4V 160 Ekip I In=160A				1
XT4	250	Ekip I	250	XT4V 250 Ekip I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip LSI	40	XT4V 160 Ekip LSI In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4V 160 Ekip LSI In=63A				1
			100	XT4V 160 Ekip LSI In=100A				1
			160	XT4V 160 Ekip LSI In=160A				1
XT4	250	Ekip LSI	250	XT4V 250 Ekip LSI In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip LSIG	40	XT4V 160 Ekip LSIG In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4V 160 Ekip LSIG In=63A				1
			100	XT4V 160 Ekip LSIG In=100A				1
			160	XT4V 160 Ekip LSIG In=160A				1
XT4	250	Ekip LSIG	250	XT4V 250 Ekip LSIG In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip Dip LIG	40	XT4V 160 Ekip Dip LIG In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4V 160 Ekip Dip LIG In=63A				1
			100	XT4V 160 Ekip Dip LIG In=100A				1
			160	XT4V 160 Ekip Dip LIG In=160A				1
XT4	250	Ekip Dip LIG	250	XT4V 250 Ekip Dip LIG In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4V (I_{cu} 150 kA) TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	TMD	16	XT4V 160 TMD 16-300	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			20	XT4V 160 TMD 20-300				1
			25	XT4V 160 TMD 25-300				1
			32	XT4V 160 TMD 32-320				1
XT4	160	TMA	40	XT4V 160 TMA 40-400	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			50	XT4V 160 TMA 50-500				1
			63	XT4V 160 TMA 63-630				1
			80	XT4V 160 TMA 80-800				1
			100	XT4V 160 TMA 100-1000				1
			125	XT4V 160 TMA 125-1250				1
			160	XT4V 160 TMA 160-1600				1
			125	XT4V 160 TMA 125-1250 InN=50%				1
			160	XT4V 160 TMA 160-1600 InN=50%				1
XT4	250	TMA	200	XT4V 250 TMA 200-2000	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			225	XT4V 250 TMA 225-2250				1
			250	XT4V 250 TMA 250-2500				1
			200	XT4V 250 TMA 200-2000 InN=50%				1
			225	XT4V 250 TMA 225-2250 InN=50%				1
			250	XT4V 250 TMA 250-2500 InN=50%				1

XT4V (I_{cu} 150 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	Ekip LS/I	40	XT4V 160 Ekip LS/I In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4V 160 Ekip LS/I In=63A				1
			100	XT4V 160 Ekip LS/I In=100A				1
			160	XT4V 160 Ekip LS/I In=160A				1
XT4	250	Ekip LS/I	250	XT4V 250 Ekip LS/I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip I	40	XT4V 160 Ekip I In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4V 160 Ekip I In=63A				1
			100	XT4V 160 Ekip I In=100A				1
			160	XT4V 160 Ekip I In=160A				1
XT4	250	Ekip I	250	XT4V 250 Ekip I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip LSI	40	XT4V 160 Ekip LSI In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4V 160 Ekip LSI In=63A				1
			100	XT4V 160 Ekip LSI In=100A				1
			160	XT4V 160 Ekip LSI In=160A				1
XT4	250	Ekip LSI	250	XT4V 250 Ekip LSI In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip LSIG	40	XT4V 160 Ekip LSIG In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4V 160 Ekip LSIG In=63A				1
			100	XT4V 160 Ekip LSIG In=100A				1
			160	XT4V 160 Ekip LSIG In=160A				1
XT4	250	Ekip LSIG	250	XT4V 250 Ekip LSIG In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip Dip LIG	40	XT4V 160 Ekip Dip LIG In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4V 160 Ekip Dip LIG In=63A				1
			100	XT4V 160 Ekip Dip LIG In=100A				1
			160	XT4V 160 Ekip Dip LIG In=160A				1
XT4	250	Ekip Dip LIG	250	XT4V 250 Ekip Dip LIG In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4X (I_{cu} 200 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT4	160	TMA	40	XT4X 160 TMA 40-400	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			50	XT4X 160 TMA 50-500				1
			63	XT4X 160 TMA 63-630				1
			80	XT4X 160 TMA 80-800				1
			100	XT4X 160 TMA 100-1000				1
			125	XT4X 160 TMA 125-1250				1
			160	XT4X 160 TMA 160-1600				1
			125	XT4X 160 TMA 125-1250 InN=50%				1
			160	XT4X 160 TMA 160-1600 InN=50%				1
XT4	250	TMA	200	XT4X 250 TMA 200-2000	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			225	XT4X 250 TMA 225-2250				1
			250	XT4X 250 TMA 250-2500				1
			200	XT4X 250 TMA 200-2000 InN=50%				1
			225	XT4X 250 TMA 225-2250 InN=50%				1
			250	XT4X 250 TMA 250-2500 InN=50%				1

XT4X (I_{cu} 200 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT4	160	Ekip LS/I	40	XT4X 160 Ekip LS/I In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4X 160 Ekip LS/I In=63A				1
			100	XT4X 160 Ekip LS/I In=100A				1
			160	XT4X 160 Ekip LS/I In=160A				1
XT4	250	Ekip LS/I	250	XT4X 250 Ekip LS/I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip I	40	XT4X 160 Ekip I In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4X 160 Ekip I In=63A				1
			100	XT4X 160 Ekip I In=100A				1
			160	XT4X 160 Ekip I In=160A				1
XT4	250	Ekip I	250	XT4X 250 Ekip I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip LSI	40	XT4X 160 Ekip LSI In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4X 160 Ekip LSI In=63A				1
			100	XT4X 160 Ekip LSI In=100A				1
			160	XT4X 160 Ekip LSI In=160A				1
XT4	250	Ekip LSI	250	XT4X 250 Ekip LSI In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip LSIG	40	XT4X 160 Ekip LSIG In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4X 160 Ekip LSIG In=63A				1
			100	XT4X 160 Ekip LSIG In=100A				1
			160	XT4X 160 Ekip LSIG In=160A				1
XT4	250	Ekip LSIG	250	XT4X 250 Ekip LSIG In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip Dip LIG	40	XT4X 160 Ekip Dip LIG In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4X 160 Ekip Dip LIG In=63A				1
			100	XT4X 160 Ekip Dip LIG In=100A				1
			160	XT4X 160 Ekip Dip LIG In=160A				1
XT4	250	Ekip Dip LIG	250	XT4X 250 Ekip Dip LIG In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1

Lasttrennschalter XT4D

XT4D Lasttrennschalter – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT4	250			XT4D 250	1SDA068212R1	794,00	2,086	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4X (I_{cu} 200 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	TMA	40	XT4X 160 TMA 40-400	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			50	XT4X 160 TMA 50-500				1
			63	XT4X 160 TMA 63-630				1
			80	XT4X 160 TMA 80-800				1
			100	XT4X 160 TMA 100-1000				1
			125	XT4X 160 TMA 125-1250				1
			160	XT4X 160 TMA 160-1600				1
			125	XT4X 160 TMA 125-1250 InN=50%				1
			160	XT4X 160 TMA 160-1600 InN=50%				1
XT4	250	TMA	200	XT4X 250 TMA 200-2000	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			225	XT4X 250 TMA 225-2250				1
			250	XT4X 250 TMA 250-2500				1
			200	XT4X 250 TMA 200-2000 InN=50%				1
			225	XT4X 250 TMA 225-2250 InN=50%				1
			250	XT4X 250 TMA 250-2500 InN=50%				1

XT4X (I_{cu} 200 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	Ekip LS/I	40	XT4X 160 Ekip LS/I In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4X 160 Ekip LS/I In=63A				1
			100	XT4X 160 Ekip LS/I In=100A				1
			160	XT4X 160 Ekip LS/I In=160A				1
XT4	250	Ekip LS/I	250	XT4X 250 Ekip LS/I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip I	40	XT4X 160 Ekip I In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4X 160 Ekip I In=63A				1
			100	XT4X 160 Ekip I In=100A				1
			160	XT4X 160 Ekip I In=160A				1
XT4	250	Ekip I	250	XT4X 250 Ekip I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip LSI	40	XT4X 160 Ekip LSI In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4X 160 Ekip LSI In=63A				1
			100	XT4X 160 Ekip LSI In=100A				1
			160	XT4X 160 Ekip LSI In=160A				1
XT4	250	Ekip LSI	250	XT4X 250 Ekip LSI In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip LSIG	40	XT4X 160 Ekip LSIG In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4X 160 Ekip LSIG In=63A				1
			100	XT4X 160 Ekip LSIG In=100A				1
			160	XT4X 160 Ekip LSIG In=160A				1
XT4	250	Ekip LSIG	250	XT4X 250 Ekip LSIG In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
XT4	160	Ekip Dip LIG	40	XT4X 160 Ekip Dip LIG In=40A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			63	XT4X 160 Ekip Dip LIG In=63A				1
			100	XT4X 160 Ekip Dip LIG In=100A				1
			160	XT4X 160 Ekip Dip LIG In=160A				1
XT4	250	Ekip Dip LIG	250	XT4X 250 Ekip Dip LIG In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1

Lasttrennschalter XT4D

XT4D Lasttrennschalter – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	250			XT4D 250	1SDA068212R1	794,00	2,086	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [1] - 3-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (415 V)	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A	kA	A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT4	160	36		XT4N 160 Schalteinheit	1SDA068289R1	399,00	1,650	1
	250	36		XT4N 250 Schalteinheit	1SDA068173R1	397,00	1,826	1
XT4	160	50		XT4S 160 Schalteinheit	1SDA068290R1	442,00	1,650	1
	250	50		XT4S 250 Schalteinheit	1SDA068174R1	441,00	1,820	1
XT4	160	70		XT4H 160 Schalteinheit	1SDA068291R1	605,00	1,826	1
	250	70		XT4H 250 Schalteinheit	1SDA068175R1	684,00	1,650	1
XT4	160	120		XT4L 160 Schalteinheit	1SDA068292R1	680,00	1,650	1
	250	120		XT4L 250 Schalteinheit	1SDA068176R1	700,00	1,650	1
XT4	160	150		XT4V 160 Schalteinheit	1SDA100261R1	867,00	8,200	1
	250	150		XT4V 250 Schalteinheit	1SDA100262R1	913,00	8,200	1
XT4	160	200		XT4X 160 Schalteinheit	1SDA100265R1	1.129,00	8,200	1
	250	200		XT4X 250 Schalteinheit	1SDA100266R1	1.187,00	8,200	1

XT4 TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [2] - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT4		TMD	16	TMD 16-300	1SDA067377R1	312,00	1,000	1
			20	TMD 20-300	1SDA067378R1	312,00	1,000	1
			25	TMD 25-300	1SDA067379R1	312,00	1,000	1
			32	TMD 32-320	1SDA067380R1	312,00	1,000	1
XT4		TMA	40	TMA 40-400	1SDA067381R1	312,00	1,000	1
			50	TMA 50-500	1SDA067382R1	312,00	1,000	1
			63	TMA 63-630	1SDA067383R1	312,00	1,000	1
			80	TMA 80-800	1SDA067384R1	396,00	1,000	1
			100	TMA 10-1000	1SDA067385R1	396,00	1,000	1
			125	TMA 125-1250	1SDA067386R1	497,00	1,000	1
			160	TMA 160-1600	1SDA067387R1	632,00	1,000	1
			125	TMA 125-1250 InN=50%	–	–		1
			160	TMA 160-1600 InN=50%	–	–		1
XT4		TMA	200	TMA 200-2000	1SDA067388R1	642,00	1,000	1
			225	TMA 225-2250	1SDA067389R1	796,00	1,000	1
			250	TMA 250-2500	1SDA067390R1	796,00	1,000	1
			200	TMA 200-2000 InN=50%	–	–		1
			225	TMA 225-2250 InN=50%	–	–		1
			250	TMA 250-2500 InN=50%	–	–		1

1) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.
2) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [1] - 4-polig

Baugröße	I_u	I_{cu} (415 V)	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A	kA	A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT4	160	36		XT4N 160 Schalteinheit	1SDA068294R1	517,00	2,650	1
	250	36		XT4N 250 Schalteinheit	1SDA068178R1	517,00	2,650	1
XT4	160	50		XT4S 160 Schalteinheit	1SDA068295R1	571,00	2,650	1
	250	50		XT4S 250 Schalteinheit	1SDA068179R1	571,00	2,650	1
XT4	160	70		XT4H 160 Schalteinheit	1SDA068296R1	761,00	2,650	1
	250	70		XT4H 250 Schalteinheit	1SDA068180R1	844,00	2,650	1
XT4	160	120		XT4L 160 Schalteinheit	1SDA068297R1	884,00	2,650	1
	250	120		XT4L 250 Schalteinheit	1SDA068181R1	902,00	2,650	1
XT4	160	150		XT4V 160 Schalteinheit	1SDA100263R1	1.129,00	4,150	1
	250	150		XT4V 250 Schalteinheit	1SDA100264R1	1.187,00	4,150	1
XT4	160	200		XT4X 160 Schalteinheit	1SDA100267R1	1.467,00	10,500	1
	250	200		XT4X 250 Schalteinheit	1SDA100268R1	1.542,00	10,500	1

XT4 TMD / TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [2] - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT4		TMD	16	TMD 16-300	1SDA067465R1	403,00	1,000	1
			20	TMD 20-300	1SDA067468R1	403,00	1,000	1
			25	TMD 25-300	1SDA067469R1	403,00	1,000	1
			32	TMD 32-320	1SDA067470R1	403,00	1,000	1
XT4		TMA	40	TMA 40-400	1SDA067471R1	403,00	1,000	1
			50	TMA 50-500	1SDA067472R1	403,00	1,000	1
			63	TMA 63-630	1SDA067473R1	403,00	1,000	1
			80	TMA 80-800	1SDA067474R1	518,00	1,000	1
			100	TMA 10-1000	1SDA067475R1	518,00	1,000	1
			125	TMA 125-1250	1SDA067481R1	647,00	1,000	1
			160	TMA 160-1600	1SDA067482R1	819,00	1,000	1
			125	TMA 125-1250 InN=50%	1SDA067476R1	647,00	1,000	1
			160	TMA 160-1600 InN=50%	1SDA067477R1	819,00	1,000	1
XT4		TMA	200	TMA 200-2000	1SDA067483R1	838,00	1,000	1
			225	TMA 225-2250	1SDA067484R1	1.037,00	1,000	1
			250	TMA 250-2500	1SDA067485R1	1.037,00	1,000	1
			200	TMA 200-2000 InN=50%	1SDA067478R1	838,00	1,000	1
			225	TMA 225-2250 InN=50%	1SDA067479R1	1.037,00	1,000	1
			250	TMA 250-2500 InN=50%	1SDA067480R1	1.037,00	1,000	1

1) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.
2) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4 Ekip Elektronischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4		Ekip LS/I	40	Ekip LS/I In=40A	1SDA067498R1	431,00	1,000	1
			63	Ekip LS/I In=63A	1SDA067499R1	431,00	1,000	1
			100	Ekip LS/I In=100A	1SDA067500R1	431,00	1,000	1
			160	Ekip LS/I In=160A	1SDA067501R1	708,00	1,000	1
			250	Ekip LS/I In=250A	1SDA067502R1	870,00	1,000	1
XT4		Ekip LSI	40	Ekip LSI In=40A	1SDA067508R1	639,00	1,000	1
			63	Ekip LSI In=63A	1SDA067509R1	639,00	1,000	1
			100	Ekip LSI In=100A	1SDA067510R1	639,00	1,000	1
			160	Ekip LSI In=160A	1SDA067511R1	907,00	1,000	1
			250	Ekip LSI In=250A	1SDA067512R1	1.179,00	1,000	1
XT4		Ekip LSIG	40	Ekip LSIG In=40A	1SDA067513R1	847,00	1,000	1
			63	Ekip LSIG In=63A	1SDA067514R1	847,00	1,000	1
			100	Ekip LSIG In=100A	1SDA067515R1	847,00	1,000	1
			160	Ekip LSIG In=160A	1SDA067516R1	1.161,00	1,000	1
			250	Ekip LSIG In=250A	1SDA067517R1	1.491,00	1,000	1
XT4		Ekip Dip LIG	40	Ekip Dip LIG In=40A	1SDA100303R1	741,00	1,000	1
			63	Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100304R1	741,00	1,000	1
			100	Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100305R1	741,00	1,000	1
			160	Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100306R1	1.030,00	1,000	1
			250	Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100307R1	1.330,00	1,000	1
XT4		Ekip Touch LSI	100	Ekip Touch LSI In=100A	1SDA100279R1	1.867,00	1,000	1
			160	Ekip Touch LSI In=160A	1SDA100280R1	1.867,00	1,000	1
			250	Ekip Touch LSI In=250A	1SDA100281R1	1.867,00	1,000	1
XT4		Ekip Touch LSIG	100	Ekip Touch LSIG In=100A	1SDA100282R1	1.964,00	1,000	1
			160	Ekip Touch LSIG In=160A	1SDA100283R1	1.964,00	1,000	1
			250	Ekip Touch LSIG In=250A	1SDA100284R1	1.964,00	1,000	1
XT4		Ekip Touch Measuring LSI	100	Ekip Touch Measuring LSI In=100A	1SDA100285R1	2.029,00	1,000	1
			160	Ekip Touch Measuring LSI In=160A	1SDA100286R1	2.029,00	1,000	1
			250	Ekip Touch Measuring LSI In=250A	1SDA100286R1	2.029,00	1,000	1
XT4		Ekip Touch Measuring LSIG	100	Ekip Touch Measuring LSIG In=100A	1SDA100288R1	2.137,00	1,000	1
			160	Ekip Touch Measuring LSIG In=160A	1SDA100289R1	2.137,00	1,000	1
			250	Ekip Touch Measuring LSIG In=250A	1SDA100290R1	2.137,00	1,000	1
XT4		Ekip Hi-Touch LSI	100	Ekip Hi-Touch LSI In=100A	1SDA100291R1	3.246,00	1,000	1
			160	Ekip Hi-Touch LSI In=160A	1SDA100292R1	3.246,00	1,000	1
			250	Ekip Hi-Touch LSI In=250A	1SDA100293R1	3.246,00	1,000	1
XT4		Ekip Hi-Touch LSIG	100	Ekip Hi-Touch LSIG In=100A	1SDA100294R1	3.419,00	1,000	1
			160	Ekip Hi-Touch LSIG In=160A	1SDA100295R1	3.419,00	1,000	1
			250	Ekip Hi-Touch LSIG In=250A	1SDA100296R1	3.419,00	1,000	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4 Ekip Elektronischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4		Ekip LS/I	40	Ekip LS/I In=40A	1SDA067518R1	564,00	1,000	1
			63	Ekip LS/I In=63A	1SDA067519R1	564,00	1,000	1
			100	Ekip LS/I In=100A	1SDA067520R1	564,00	1,000	1
			160	Ekip LS/I In=160A	1SDA067521R1	915,00	1,000	1
			250	Ekip LS/I In=250A	1SDA067522R1	1.083,00	1,000	1
XT4		Ekip LSI	40	Ekip LSI In=40A	1SDA067528R1	830,00	1,000	1
			63	Ekip LSI In=63A	1SDA067529R1	830,00	1,000	1
			100	Ekip LSI In=100A	1SDA067530R1	830,00	1,000	1
			160	Ekip LSI In=160A	1SDA067531R1	1.263,00	1,000	1
			250	Ekip LSI In=250A	1SDA067532R1	1.532,00	1,000	1
XT4		Ekip LSIG	40	Ekip LSIG In=40A	1SDA067533R1	1.075,00	1,000	1
			63	Ekip LSIG In=63A	1SDA067534R1	1.075,00	1,000	1
			100	Ekip LSIG In=100A	1SDA067535R1	1.075,00	1,000	1
			160	Ekip LSIG In=160A	1SDA067536R1	1.472,00	1,000	1
			250	Ekip LSIG In=250A	1SDA067537R1	1.725,00	1,000	1
XT4		Ekip Dip LIG	40	Ekip Dip LIG In=40A	1SDA100339R1	950,00	1,000	1
			63	Ekip Dip LIG In=63A	1SDA100340R1	950,00	1,000	1
			100	Ekip Dip LIG In=100A	1SDA100341R1	950,00	1,000	1
			160	Ekip Dip LIG In=160A	1SDA100342R1	1.363,00	1,000	1
			250	Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100343R1	1.624,00	1,000	1
XT4		Ekip Touch LSI	100	Ekip Touch LSI In=100A	1SDA100318R1	2.333,00	1,000	1
			160	Ekip Touch LSI In=160A	1SDA100319R1	2.333,00	1,000	1
			250	Ekip Touch LSI In=250A	1SDA100320R1	2.333,00	1,000	1
XT4		Ekip Touch LSIG	100	Ekip Touch LSIG In=100A	1SDA100321R1	2.456,00	1,000	1
			160	Ekip Touch LSIG In=160A	1SDA100322R1	2.456,00	1,000	1
			250	Ekip Touch LSIG In=250A	1SDA100323R1	2.456,00	1,000	1
XT4		Ekip Touch Measuring LSI	100	Ekip Touch Measuring LSI In=100A	1SDA100324R1	2.536,00	1,000	1
			160	Ekip Touch Measuring LSI In=160A	1SDA100325R1	2.536,00	1,000	1
			250	Ekip Touch Measuring LSI In=250A	1SDA100326R1	2.536,00	1,000	1
XT4		Ekip Touch Measuring LSIG	100	Ekip Touch Measuring LSIG In=100A	1SDA100327R1	2.669,00	1,000	1
			160	Ekip Touch Measuring LSIG In=160A	1SDA100328R1	2.669,00	1,000	1
			250	Ekip Touch Measuring LSIG In=250A	1SDA100329R1	2.669,00	1,000	1
XT4		Ekip Hi-Touch LSI	100	Ekip Hi-Touch LSI In=100A	1SDA100330R1	4.057,00	1,000	1
			160	Ekip Hi-Touch LSI In=160A	1SDA100331R1	4.057,00	1,000	1
			250	Ekip Hi-Touch LSI In=250A	1SDA100332R1	4.057,00	1,000	1
XT4		Ekip Hi-Touch LSIG	100	Ekip Hi-Touch LSIG In=100A	1SDA100333R1	4.271,00	1,000	1
			160	Ekip Hi-Touch LSIG In=160A	1SDA100334R1	4.271,00	1,000	1
			250	Ekip Hi-Touch LSIG In=250A	1SDA100335R1	4.271,00	1,000	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Bestellnummern zu XT4

Schalteinheit und Schutzauslöser

Technischer Katalog

XT4 Schalteinheit

Thermo-Magnetischer Schutzauslöser

Ekip Dip Schutzauslöser

Touch /Hi-Touch Schutzauslöser

Schalt-Einheit	Pole	I_{cu} / I_u	N (36 kA)	S (50 kA)	H (70 kA)	L (120 kA)	V (150 kA)	X (200 kA)
	3	160	068289	068290	068291	068292	100261	100265
	3	250	068173	068174	068175	068176	100262	100266
	4	160	068294	068295	068296	068297	100263	100267
	4	250	068178	068179	068180	068181	100264	100268

Schutz-Auslöser	I_n / Pole	16	20	25	32	40	50	52	63	80	100	125	160	200	225	250
TMD	3	067377**	067378**	067379**	067380**											
	4	067465**	067468**	067469**	067470**											
TMA	3					067381	067382		067383	067384	067385	067386	067387	067388	067389	067390
	4					067471	067472		067473	067474	067475	067481*	067482*	067483*	067484*	067485*
Ekip LS/I	3					067498			067499		067500		067501			067502
	4					067518			067519		067520		067521			067522
Ekip I	3					067503			067504		067505		067506			067507
	4					067523			067524		067525		067526			067527
Ekip LSI	3					067508			067509		067510		067511			067512
	4					067528			067529		067530		067531			067532
Ekip LSIG	3					067513			067514		067515		067516			067517
	4					067533			067534		067535		067536			067537
Ekip Dip LIG	3					100303			100304		100305		100306			100307
	4					100339			100340		100341		100342			100343
Ekip Touch LSI	3										100279		100280			100281
	4										100318		100319			100320
Ekip Touch LSIG	3										100282		100283			100284
	4										100321		100322			100323
Ekip Touch Measuring LSI	3										100285		100286			100287
	4										100324		100325			100326
Ekip Touch Measuring LSIG	3										100288		100289			100290
	4										100327		100328			100329
Ekip Hi-Touch LSI	3										100291		100292			100293
	4										100330		100331			100332
Ekip Hi-Touch LSIG	3										100294		100295			100296
	4										100333		100334			100335
MA	3									067493	067494	067495	067496	067497		
Ekip M LIU	3					068028			068029		068030		068031			
Ekip M LRIU						068033			068034		068035		068036	068037		
Ekip M Touch LRIU	3										100297		100298			100299
Ekip G-LS/I	3					068038			068039		068040		068041			068042
	4					068043			068044		068045		068046			068047

*InN=100%. Kombinationen auch mit InN=50% verfügbar. Bestellnummern bitte der entsprechenden Seite „Schutzauslöseeinheiten" entnehmen.
** Nicht mit Schalteinheit Ausführung „X" verfügbar.
Hinweis: Ist eine Bestellnummer für einen kompletten Leistungsschalter nicht verfügbar, bitte die Schalteinheit mit dem Schutzauslöser konfigurieren, um einen montierten Leistungsschalter zu bestellen.

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Notizen

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT5

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT5

XT5N (I_{cu} 36 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMA	320	XT5N 400 TMA 320-3200	1SDA100344R1	1.754,00	4,775	1
			400	XT5N 400 TMA 400-4000	1SDA100345R1	1.754,00	4,775	1
			320	XT5N 400 TMA 320-3200 InN=50%	–	–		1
			400	XT5N 400 TMA 400-4000 InN=50%	–	–		1
XT5	630	TMA	500	XT5N 630 TMA 500-5000	1SDA100346R1	2.353,00	4,775	1
			630	XT5N 630 TMA 630-6300	1SDA100347R1	2.429,00	4,775	1
			500	XT5N 630 TMA 500-5000 InN=50%	–	–		1
			630	XT5N 630 TMA 630-6300 InN=50%	–	–		1

XT5N (I_{cu} 36 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip LS/I	250	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=250A	1SDA100352R1	1.815,00	4,820	1
			320	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320A	1SDA100353R1	1.815,00	4,820	1
			400	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400A	1SDA100354R1	1.815,00	4,820	1
XT5	630	Ekip LS/I	630	XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630A	1SDA100355R1	2.429,00	4,820	1
XT5	400	Ekip LSI	250	XT5N 400 Ekip Dip LSI In=250A	1SDA100356R1	2.029,00	4,820	1
			320	XT5N 400 Ekip Dip LSI In=320A	1SDA100357R1	2.029,00	4,820	1
			400	XT5N 400 Ekip Dip LSI In=400A	1SDA100358R1	2.029,00	4,820	1
XT5	630	Ekip LSI	630	XT5N 630 Ekip Dip LSI In=630A	1SDA100359R1	2.645,00	4,820	1
XT5	400	Ekip LSIG	250	XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=250A	1SDA100360R1	2.246,00	4,820	1
			320	XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=320A	1SDA100361R1	2.246,00	4,820	1
			400	XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400A	1SDA100362R1	2.246,00	4,820	1
XT5	630	Ekip LSIG	630	XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630A	1SDA100363R1	2.863,00	4,820	1
XT5	400	Ekip LIG	250	XT5N 400 Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100378R1	2.140,00	4,820	1
			320	XT5N 400 Ekip Dip LIG In=320A	1SDA100379R1	2.140,00	4,820	1
			400	XT5N 400 Ekip Dip LIG In=400A	1SDA100380R1	2.140,00	4,820	1
XT5	630	Ekip LIG	630	XT5N 630 Ekip Dip LIG In=630A	1SDA100381R1	2.755,00	4,820	1

XT5S (I_{cu} 50 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMA	320	XT5S 400 TMA 320-3200	1SDA100414R1	1.849,00	4,775	1
			400	XT5S 400 TMA 400-4000	1SDA100415R1	1.849,00	4,775	1
			320	XT5S 400 TMA 320-3200 InN=50%	–	–		1
			400	XT5S 400 TMA 400-4000 InN=50%	–	–		1
XT5	630	TMA	500	XT5S 630 TMA 500-5000	1SDA100416R1	2.481,00	4,775	1
			630	XT5S 630 TMA 630-6300	1SDA100417R1	2.556,00	4,775	1
			500	XT5S 630 TMA 500-5000 InN=50%	–	–		1
			630	XT5S 630 TMA 630-6300 InN=50%	–	–		1

XT5S (I_{cu} 50 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip LS/I	250	XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=250A	1SDA100422R1	1.910,00	4,820	1
			320	XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=320A	1SDA100423R1	1.910,00	4,820	1
			400	XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400A	1SDA100424R1	1.910,00	4,820	1
XT5	630	Ekip LS/I	630	XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630A	1SDA100425R1	2.556,00	4,820	1
XT5	400	Ekip LSI	250	XT5S 400 Ekip Dip LSI In=250A	1SDA100426R1	2.125,00	4,820	1
			320	XT5S 400 Ekip Dip LSI In=320A	1SDA100427R1	2.125,00	4,820	1
			400	XT5S 400 Ekip Dip LSI In=400A	1SDA100428R1	2.125,00	4,820	1
XT5	630	Ekip LSI	630	XT5S 630 Ekip Dip LSI In=630A	1SDA100429R1	2.774,00	4,820	1
XT5	400	Ekip LSIG	250	XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=250A	1SDA100430R1	2.343,00	4,820	1
			320	XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=320A	1SDA100431R1	2.343,00	4,820	1
			400	XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=400A	1SDA100432R1	2.343,00	4,820	1
XT5	630	Ekip LSIG	630	XT5S 630 Ekip Dip LSIG In=630A	1SDA100433R1	2.990,00	4,820	1
XT5	400	Ekip LIG	250	XT5S 400 Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100448R1	2.235,00	4,820	1
			320	XT5S 400 Ekip Dip LIG In=320A	1SDA100449R1	2.235,00	4,820	1
			400	XT5S 400 Ekip Dip LIG In=400A	1SDA100450R1	2.235,00	4,820	1
XT5	630	Ekip LIG	630	XT5S 630 Ekip Dip LIG In=630A	1SDA100451R1	2.881,00	4,820	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT5

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT5

XT5N (I_{cu} 36 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT5	400	TMA	320	XT5N 400 TMA 320-3200	1SDA100383R1	2.225,00	5,600	1
			400	XT5N 400 TMA 400-4000	1SDA100385R1	2.225,00	5,600	1
			320	XT5N 400 TMA 320-3200 InN=50%	1SDA100382R1	2.225,00	5,600	1
			400	XT5N 400 TMA 400-4000 InN=50%	1SDA100384R1	2.225,00	5,600	1
XT5	630	TMA	500	XT5N 630 TMA 500-5000	1SDA100387R1	2.991,00	5,600	1
			630	XT5N 630 TMA 630-6300	1SDA100389R1	3.084,00	5,600	1
			500	XT5N 630 TMA 500-5000 InN=50%	1SDA100386R1	2.991,00	5,600	1
			630	XT5N 630 TMA 630-6300 InN=50%	1SDA100388R1	3.084,00	5,600	1

XT5N (I_{cu} 36 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT5	400	Ekip LS/I	250	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=250A	1SDA100394R1	2.298,00	6,400	1
			320	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320A	1SDA100395R1	2.298,00	6,400	1
			400	XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400A	1SDA100396R1	2.298,00	6,400	1
XT5	630	Ekip LS/I	630	XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630A	1SDA100397R1	3.084,00	6,400	1
XT5	400	Ekip LSI	250	XT5N 400 Ekip Dip LSI In=250A	1SDA100398R1	2.568,00	6,400	1
			320	XT5N 400 Ekip Dip LSI In=320A	1SDA100399R1	2.568,00	6,400	1
			400	XT5N 400 Ekip Dip LSI In=400A	1SDA100400R1	2.568,00	6,400	1
XT5	630	Ekip LSI	630	XT5N 630 Ekip Dip LSI In=630A	1SDA100401R1	3.352,00	6,400	1
XT5	400	Ekip LSIG	250	XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=250A	1SDA100402R1	2.839,00	6,400	1
			320	XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=320A	1SDA100403R1	2.839,00	6,400	1
			400	XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400A	1SDA100404R1	2.839,00	6,400	1
XT5	630	Ekip LSIG	630	XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630A	1SDA100405R1	3.625,00	6,400	1
XT5	400	Ekip LIG	250	XT5N 400 Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100410R1	2.702,00	6,400	1
			320	XT5N 400 Ekip Dip LIG In=320A	1SDA100411R1	2.702,00	6,400	1
			400	XT5N 400 Ekip Dip LIG In=400A	1SDA100412R1	2.702,00	6,400	1
XT5	630	Ekip LIG	630	XT5N 630 Ekip Dip LIG In=630A	1SDA100413R1	3.489,00	6,400	1

XT5S (I_{cu} 50 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT5	400	TMA	320	XT5S 400 TMA 320-3200	1SDA100453R1	2.347,00	5,600	1
			400	XT5S 400 TMA 400-4000	1SDA100455R1	2.347,00	5,600	1
			320	XT5S 400 TMA 320-3200 InN=50%	1SDA100452R1	2.347,00	5,600	1
			400	XT5S 400 TMA 400-4000 InN=50%	1SDA100454R1	2.347,00	5,600	1
XT5	630	TMA	500	XT5S 630 TMA 500-5000	1SDA100457R1	3.155,00	5,600	1
			630	XT5S 630 TMA 630-6300	1SDA100459R1	3.249,00	5,600	1
			500	XT5S 630 TMA 500-5000 InN=50%	1SDA100456R1	3.155,00	5,600	1
			630	XT5S 630 TMA 630-6300 InN=50%	1SDA100458R1	3.249,00	5,600	1

XT5S (I_{cu} 50 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT5	400	Ekip LS/I	250	XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=250A	1SDA100464R1	2.424,00	6,400	1
			320	XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=320A	1SDA100465R1	2.424,00	6,400	1
			400	XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400A	1SDA100466R1	2.424,00	6,400	1
XT5	630	Ekip LS/I	630	XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630A	1SDA100467R1	3.249,00	6,400	1
XT5	400	Ekip LSI	250	XT5S 400 Ekip Dip LSI In=250A	1SDA100468R1	2.693,00	6,400	1
			320	XT5S 400 Ekip Dip LSI In=320A	1SDA100469R1	2.693,00	6,400	1
			400	XT5S 400 Ekip Dip LSI In=400A	1SDA100470R1	2.693,00	6,400	1
XT5	630	Ekip LSI	630	XT5S 630 Ekip Dip LSI In=630A	1SDA100471R1	3.519,00	6,400	1
XT5	400	Ekip LSIG	250	XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=250A	1SDA100472R1	2.965,00	6,400	1
			320	XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=320A	1SDA100473R1	2.965,00	6,400	1
			400	XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=400A	1SDA100474R1	2.965,00	6,400	1
XT5	630	Ekip LSIG	630	XT5S 630 Ekip Dip LSIG In=630A	1SDA100475R1	3.791,00	6,400	1
XT5	400	Ekip LIG	250	XT5S 400 Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100480R1	2.828,00	6,400	1
			320	XT5S 400 Ekip Dip LIG In=320A	1SDA100481R1	2.828,00	6,400	1
			400	XT5S 400 Ekip Dip LIG In=400A	1SDA100482R1	2.828,00	6,400	1
XT5	630	Ekip LIG	630	XT5S 630 Ekip Dip LIG In=630A	1SDA100483R1	3.656,00	6,400	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT5

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT5

XT5H (I_{cu} 70 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMA	320	XT5H 400 TMA 320-3200	1SDA100484R1	2.041,00	4,775	1
			400	XT5H 400 TMA 400-4000	1SDA100485R1	2.041,00	4,775	1
			320	XT5H 400 TMA 320-3200 InN=50%	–	–		1
			400	XT5H 400 TMA 400-4000 InN=50%	–	–		1
XT5	630	TMA	500	XT5H 630 TMA 500-5000	1SDA100486R1	2.736,00	4,775	1
			630	XT5H 630 TMA 630-6300	1SDA100487R1	2.810,00	4,775	1
			500	XT5H 630 TMA 500-5000 InN=50%	–	–		1
			630	XT5H 630 TMA 630-6300 InN=50%	–	–		1

XT5H (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip LS/I	250	XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=250A	1SDA100488R1	2.100,00	4,820	1
			320	XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=320A	1SDA100489R1	2.100,00	4,820	1
			400	XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400A	1SDA100490R1	2.100,00	4,820	1
XT5	630	Ekip LS/I	630	XT5H 630 Ekip Dip LS/I In=630A	1SDA100491R1	2.810,00		1
XT5	400	Ekip LSI	250	XT5H 400 Ekip Dip LSI In=250A	1SDA100492R1	2.315,00	4,820	1
			320	XT5H 400 Ekip Dip LSI In=320A	1SDA100493R1	2.315,00	4,820	1
			400	XT5H 400 Ekip Dip LSI In=400A	1SDA100494R1	2.315,00	4,820	1
XT5	630	Ekip LSI	630	XT5H 630 Ekip Dip LSI In=630A	1SDA100495R1	3.026,00	4,820	1
XT5	400	Ekip LSIG	250	XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=250A	1SDA100496R1	2.530,00	4,820	1
			320	XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=320A	1SDA100497R1	2.530,00	4,820	1
			400	XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=400A	1SDA100498R1	2.530,00	4,820	1
XT5	630	Ekip LSIG	630	XT5H 630 Ekip Dip LSIG In=630A	1SDA100499R1	3.245,00	4,820	1
XT5	400	Ekip LIG	250	XT5H 400 Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100514R1	2.424,00	4,820	1
			320	XT5H 400 Ekip Dip LIG In=320A	1SDA100515R1	2.424,00	4,820	1
			400	XT5H 400 Ekip Dip LIG In=400A	1SDA100516R1	2.424,00	4,820	1
XT5	630	Ekip LIG	630	XT5H 630 Ekip Dip LIG In=630A	1SDA100517R1	3.136,00	4,820	1

XT5L (I_{cu} 120 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMA	320	XT5L 400 TMA 320-3200	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5L 400 TMA 400-4000				1
			320	XT5L 400 TMA 320-3200 InN=50%				1
			400	XT5L 400 TMA 400-4000 InN=50%				1
XT5	630	TMA	500	XT5L 630 TMA 500-5000				1
			630	XT5L 630 TMA 630-6300				1
			500	XT5L 630 TMA 500-5000 InN=50%				1
			630	XT5L 630 TMA 630-6300 InN=50%				1

XT5L (I_{cu} 120 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip LS/I	250	XT5L 400 Ekip Dip LS/I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			320	XT5L 400 Ekip Dip LS/I In=320A				1
			400	XT5L 400 Ekip Dip LS/I In=400A				1
XT5	630	Ekip LS/I	630	XT5L 630 Ekip Dip LS/I In=630A				1
XT5	400	Ekip LSI	250	XT5L 400 Ekip Dip LSI In=250A				1
			320	XT5L 400 Ekip Dip LSI In=320A				1
			400	XT5L 400 Ekip Dip LSI In=400A				1
XT5	630	Ekip LSI	630	XT5L 630 Ekip Dip LSI In=630A				1
XT5	400	Ekip LSIG	250	XT5L 400 Ekip Dip LSIG In=250A				1
			320	XT5L 400 Ekip Dip LSIG In=320A				1
			400	XT5L 400 Ekip Dip LSIG In=400A				1
XT5	630	Ekip LSIG	630	XT5L 630 Ekip Dip LSIG In=630A				1
XT5	400	Ekip LIG	250	XT5L 400 Ekip Dip LIG In=250A				1
			320	XT5L 400 Ekip Dip LIG In=320A				1
			400	XT5L 400 Ekip Dip LIG In=400A				1
XT5	630	Ekip LIG	630	XT5L 630 Ekip Dip LIG In=630A				1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT5

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT5

XT5H (I_{cu} 70 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT5	400	TMA	320	XT5H 400 TMA 320-3200	1SDA100519R1	2.593,00	5,600	1
			400	XT5H 400 TMA 400-4000	1SDA100521R1	2.593,00	5,600	1
			320	XT5H 400 TMA 320-3200 InN=50%	1SDA100518R1	2.593,00	5,600	1
			400	XT5H 400 TMA 400-4000 InN=50%	1SDA100520R1	2.593,00	5,600	1
XT5	630	TMA	500	XT5H 630 TMA 500-5000	1SDA100523R1	3.488,00	5,600	1
			630	XT5H 630 TMA 630-6300	1SDA100525R1	3.580,00	5,600	1
			500	XT5H 630 TMA 500-5000 InN=50%	1SDA100522R1	3.488,00	5,600	1
			630	XT5H 630 TMA 630-6300 InN=50%	1SDA100524R1	3.580,00	5,600	1

XT5H (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT5	400	Ekip LS/I	250	XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=250A	1SDA100526R1	2.666,00	6,400	1
			320	XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=320A	1SDA100527R1	2.666,00	6,400	1
			400	XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400A	1SDA100528R1	2.666,00	6,400	1
XT5	630	Ekip LS/I	630	XT5H 630 Ekip Dip LS/I In=630A	1SDA100529R1	3.580,00	6,400	1
XT5	400	Ekip LSI	250	XT5H 400 Ekip Dip LSI In=250A	1SDA100530R1	2.939,00	6,400	1
			320	XT5H 400 Ekip Dip LSI In=320A	1SDA100531R1	2.939,00	6,400	1
			400	XT5H 400 Ekip Dip LSI In=400A	1SDA100532R1	2.939,00	6,400	1
XT5	630	Ekip LSI	630	XT5H 630 Ekip Dip LSI In=630A	1SDA100533R1	3.851,00	6,400	1
XT5	400	Ekip LSIG	250	XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=250A	1SDA100534R1	3.207,00	6,400	1
			320	XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=320A	1SDA100535R1	3.207,00	6,400	1
			400	XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=400A	1SDA100536R1	3.207,00	6,400	1
XT5	630	Ekip LSIG	630	XT5H 630 Ekip Dip LSIG In=630A	1SDA100537R1	4.124,00	6,400	1
XT5	400	Ekip LIG	250	XT5H 400 Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100542R1	3.073,00	6,400	1
			320	XT5H 400 Ekip Dip LIG In=320A	1SDA100543R1	3.073,00	6,400	1
			400	XT5H 400 Ekip Dip LIG In=400A	1SDA100544R1	3.073,00	6,400	1
XT5	630	Ekip LIG	630	XT5H 630 Ekip Dip LIG In=630A	1SDA100545R1	3.986,00	6,400	1

XT5L (I_{cu} 120 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT5	400	TMA	320	XT5L 400 TMA 320-3200	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5L 400 TMA 400-4000				1
			320	XT5L 400 TMA 320-3200 InN=50%				1
			400	XT5L 400 TMA 400-4000 InN=50%				1
XT5	630	TMA	500	XT5L 630 TMA 500-5000				1
			630	XT5L 630 TMA 630-6300				1
			500	XT5L 630 TMA 500-5000 InN=50%				1
			630	XT5L 630 TMA 630-6300 InN=50%				1

XT5L (I_{cu} 120 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT5	400	Ekip LS/I	250	XT5L 400 Ekip Dip LS/I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			320	XT5L 400 Ekip Dip LS/I In=320A				1
			400	XT5L 400 Ekip Dip LS/I In=400A				1
XT5	630	Ekip LS/I	630	XT5L 630 Ekip Dip LS/I In=630A				1
XT5	400	Ekip LSI	250	XT5L 400 Ekip Dip LSI In=250A				1
			320	XT5L 400 Ekip Dip LSI In=320A				1
			400	XT5L 400 Ekip Dip LSI In=400A				1
XT5	630	Ekip LSI	630	XT5L 630 Ekip Dip LSI In=630A				1
XT5	400	Ekip LSIG	250	XT5L 400 Ekip Dip LSIG In=250A				1
			320	XT5L 400 Ekip Dip LSIG In=320A				1
			400	XT5L 400 Ekip Dip LSIG In=400A				1
XT5	630	Ekip LSIG	630	XT5L 630 Ekip Dip LSIG In=630A				1
XT5	400	Ekip LIG	250	XT5L 400 Ekip Dip LIG In=250A				1
			320	XT5L 400 Ekip Dip LIG In=320A				1
			400	XT5L 400 Ekip Dip LIG In=400A				1
XT5	630	Ekip LIG	630	XT5L 630 Ekip Dip LIG In=630A				1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT5

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT5

XT5V (I_{cu} 150 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMA	320	XT5V 400 TMA 320-3200	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5V 400 TMA 400-4000				1
			320	XT5V 400 TMA 320-3200 InN=50%				1
			400	XT5V 400 TMA 400-4000 InN=50%				1
XT5	630	TMA	500	XT5V 630 TMA 500-5000				1
			630	XT5V 630 TMA 630-6300				1
			500	XT5V 630 TMA 500-5000 InN=50%				1
			630	XT5V 630 TMA 630-6300 InN=50%				1

XT5V (I_{cu} 150 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip LS/I	250	XT5V 400 Ekip Dip LS/I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			320	XT5V 400 Ekip Dip LS/I In=320A				1
			400	XT5V 400 Ekip Dip LS/I In=400A				1
XT5	630	Ekip LS/I	630	XT5V 630 Ekip Dip LS/I In=630A				1
XT5	400	Ekip LSI	250	XT5V 400 Ekip Dip LSI In=250A				1
			320	XT5V 400 Ekip Dip LSI In=320A				1
			400	XT5V 400 Ekip Dip LSI In=400A				1
XT5	630	Ekip LSI	630	XT5V 630 Ekip Dip LSI In=630A				1
XT5	400	Ekip LSIG	250	XT5V 400 Ekip Dip LSIG In=250A				1
			320	XT5V 400 Ekip Dip LSIG In=320A				1
			400	XT5V 400 Ekip Dip LSIG In=400A				1
XT5	630	Ekip LSIG	630	XT5V 630 Ekip Dip LSIG In=630A				1
XT5	400	Ekip LIG	250	XT5V 400 Ekip Dip LIG In=250A				1
			320	XT5V 400 Ekip Dip LIG In=320A				1
			400	XT5V 400 Ekip Dip LIG In=400A				1
XT5	630	Ekip LIG	630	XT5V 630 Ekip Dip LIG In=630A				1

XT5X (I_{cu} 200 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMA	320	XT5X 400 TMA 320-3200	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5X 400 TMA 400-4000				1
			320	XT5X 400 TMA 320-3200 InN=50%				1
			400	XT5X 400 TMA 400-4000 InN=50%				1
XT5	630	TMA	500	XT5X 630 TMA 500-5000				1
			630	XT5X 630 TMA 630-6300				1
			500	XT5X 630 TMA 500-5000 InN=50%				1
			630	XT5X 630 TMA 630-6300 InN=50%				1

XT5X (I_{cu} 200 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip LS/I	250	XT5X 400 Ekip Dip LS/I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			320	XT5X 400 Ekip Dip LS/I In=320A				1
			400	XT5X 400 Ekip Dip LS/I In=400A				1
XT5	630	Ekip LS/I	630	XT5X 630 Ekip Dip LS/I In=630A				1
XT5	400	Ekip LSI	250	XT5X 400 Ekip Dip LSI In=250A				1
			320	XT5X 400 Ekip Dip LSI In=320A				1
			400	XT5X 400 Ekip Dip LSI In=400A				1
XT5	630	Ekip LSI	630	XT5X 630 Ekip Dip LSI In=630A				1
XT5	400	Ekip LSIG	250	XT5X 400 Ekip Dip LSIG In=250A				1
			320	XT5X 400 Ekip Dip LSIG In=320A				1
			400	XT5X 400 Ekip Dip LSIG In=400A				1
XT5	630	Ekip LSIG	630	XT5X 630 Ekip Dip LSIG In=630A				1
XT5	400	Ekip LIG	250	XT5X 400 Ekip Dip LIG In=250A				1
			320	XT5X 400 Ekip Dip LIG In=320A				1
			400	XT5X 400 Ekip Dip LIG In=400A				1
XT5	630	Ekip LIG	630	XT5X 630 Ekip Dip LIG In=630A				1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT5

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT5

XT5V (I_{cu} 150 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMA	320	XT5V 400 TMA 320-3200	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5V 400 TMA 400-4000				1
			320	XT5V 400 TMA 320-3200 InN=50%				1
			400	XT5V 400 TMA 400-4000 InN=50%				1
XT5	630	TMA	500	XT5V 630 TMA 500-5000				1
			630	XT5V 630 TMA 630-6300				1
			500	XT5V 630 TMA 500-5000 InN=50%				1
			630	XT5V 630 TMA 630-6300 InN=50%				1

XT5V (I_{cu} 150 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip LS/I	250	XT5V 400 Ekip Dip LS/I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			320	XT5V 400 Ekip Dip LS/I In=320A				1
			400	XT5V 400 Ekip Dip LS/I In=400A				1
XT5	630	Ekip LS/I	630	XT5V 630 Ekip Dip LS/I In=630A				1
XT5	400	Ekip LSI	250	XT5V 400 Ekip Dip LSI In=250A				1
			320	XT5V 400 Ekip Dip LSI In=320A				1
			400	XT5V 400 Ekip Dip LSI In=400A				1
XT5	630	Ekip LSI	630	XT5V 630 Ekip Dip LSI In=630A				1
XT5	400	Ekip LSIG	250	XT5V 400 Ekip Dip LSIG In=250A				1
			320	XT5V 400 Ekip Dip LSIG In=320A				1
			400	XT5V 400 Ekip Dip LSIG In=400A				1
XT5	630	Ekip LSIG	630	XT5V 630 Ekip Dip LSIG In=630A				1
XT5	400	Ekip LIG	250	XT5V 400 Ekip Dip LIG In=250A				1
			320	XT5V 400 Ekip Dip LIG In=320A				1
			400	XT5V 400 Ekip Dip LIG In=400A				1
XT5	630	Ekip LIG	630	XT5V 630 Ekip Dip LIG In=630A				1

XT5X (I_{cu} 200 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMA	320	XT5X 400 TMA 320-3200	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5X 400 TMA 400-4000				1
			320	XT5X 400 TMA 320-3200 InN=50%				1
			400	XT5X 400 TMA 400-4000 InN=50%				1
XT5	630	TMA	500	XT5X 630 TMA 500-5000				1
			630	XT5X 630 TMA 630-6300				1
			500	XT5X 630 TMA 500-5000 InN=50%				1
			630	XT5X 630 TMA 630-6300 InN=50%				1

XT5X (I_{cu} 200 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip LS/I	250	XT5X 400 Ekip Dip LS/I In=250A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			320	XT5X 400 Ekip Dip LS/I In=320A				1
			400	XT5X 400 Ekip Dip LS/I In=400A				1
XT5	630	Ekip LS/I	630	XT5X 630 Ekip Dip LS/I In=630A				1
XT5	400	Ekip LSI	250	XT5X 400 Ekip Dip LSI In=250A				1
			320	XT5X 400 Ekip Dip LSI In=320A				1
			400	XT5X 400 Ekip Dip LSI In=400A				1
XT5	630	Ekip LSI	630	XT5X 630 Ekip Dip LSI In=630A				1
XT5	400	Ekip LSIG	250	XT5X 400 Ekip Dip LSIG In=250A				1
			320	XT5X 400 Ekip Dip LSIG In=320A				1
			400	XT5X 400 Ekip Dip LSIG In=400A				1
XT5	630	Ekip LSIG	630	XT5X 630 Ekip Dip LSIG In=630A				1
XT5	400	Ekip LIG	250	XT5X 400 Ekip Dip LIG In=250A				1
			320	XT5X 400 Ekip Dip LIG In=320A				1
			400	XT5X 400 Ekip Dip LIG In=400A				1
XT5	630	Ekip LIG	630	XT5X 630 Ekip Dip LIG In=630A				1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT5

Technischer Katalog

Lasttrennschalter XT5D

XT5 Schalteinheit

Thermo-Magnetischer Schutzauslöser

XT5D Lasttrennschalter – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	I_{cu} (415 V) kA	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400			XT5D 400	1SDA100546R1	998,00	4,775	1
	630			XT5D 630	1SDA100547R1	1.234,00	4,775	1

XT5 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss oben (F) [1] - 3-polig

Baugröße	I_u A	I_{cu} (415 V) kA	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	36		XT5N 400 Schalteinheit	1SDA100550R1	612,00	3,425	1
	630	36		XT5N 630 Schalteinheit	1SDA100551R1	953,00	3,425	1
	400	50		XT5S 400 Schalteinheit	1SDA100554R1	708,00	3,425	1
	630	50		XT5S 630 Schalteinheit	1SDA100555R1	1.080,00	3,425	1
	400	70		XT5H 400 Schalteinheit	1SDA100558R1	897,00	3,425	1
	630	70		XT5H 630 Schalteinheit	1SDA100559R1	1.335,00	3,425	1
	400	120		XT5L 400 Schalteinheit	1SDA100562R1	1.051,00	3,425	1
	630	120		XT5L 630 Schalteinheit	1SDA100563R1	1.526,00	3,425	1
	400	150		XT5V 400 Schalteinheit	1SDA100566R1	1.472,00	3,425	1
	630	150		XT5V 630 Schalteinheit	1SDA100567R1	2.087,00	3,425	1
	400	200		XT5X 400 Schalteinheit	1SDA100571R1	1.767,00	3,425	1
	630	200		XT5X 630 Schalteinheit	1SDA100570R1	2.495,00	3,425	1

XXT5 TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [2] - 3-polig

Baugröße	I_u A	I_{cu} (415 V) kA	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5		TMA	320	TMA 320-3200	1SDA100574R1	1.142,00	1,350	1
			400	TMA 400-4000	1SDA100575R1	1.142,00	1,350	1
			500	TMA 500-5000	1SDA100576R1	1.405,00	1,350	1
			630	TMA 630-6300	1SDA100577R1	1.477,00	1,350	1
			320	TMA 320-3200 InN=50%	–	–		1
			400	TMA 400-4000 InN=50%	–	–		1
			500	TMA 500-5000 InN=50%	–	–		1
			630	TMA 630-6300 InN=50%	–	–		1

1) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.
2) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT5

Technischer Katalog

Lasttrennschalter XT5D

XT5 Schalteinheit

Thermo-Magnetischer Schutzauslöser

XT5D Lasttrennschalter – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	I_{cu} (415 V) kA	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400			XT5D 400	1SDA100548R1	1.296,00	5,600	1
	630			XT5D 630	1SDA100549R1	1.603,00	5,600	1

XT5 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss oben (F) [1] - 4-polig

Baugröße	I_u A	I_{cu} (415 V) kA	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	36		XT5N 400 Schalteinheit	1SDA100552R1	795,00	4,550	1
	630	36		XT5N 630 Schalteinheit	1SDA100553R1	1.238,00	4,550	1
	400	50		XT5S 400 Schalteinheit	1SDA100556R1	921,00	4,550	1
	630	50		XT5S 630 Schalteinheit	1SDA100557R1	1.404,00	4,550	1
	400	70		XT5H 400 Schalteinheit	1SDA100560R1	1.164,00	4,550	1
	630	70		XT5H 630 Schalteinheit	1SDA100561R1	1.734,00	4,550	1
	400	120		XT5L 400 Schalteinheit	1SDA100564R1	1.368,00	4,550	1
	630	120		XT5L 630 Schalteinheit	1SDA100565R1	1.983,00	4,550	1
	400	150		XT5V 400 Schalteinheit	1SDA100568R1	1.914,00	4,550	1
	630	150		XT5V 630 Schalteinheit	1SDA100569R1	2.713,00	4,550	1
	400	200		XT5X 400 Schalteinheit	1SDA100573R1	2.296,00	4,550	1
	630	200		XT5X 630 Schalteinheit	1SDA100572R1	3.244,00	4,550	1

XXT5 TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [2] - 4-polig

Baugröße	I_u A	I_{cu} (415 V) kA	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5		TMA	320	TMA 320-3200	1SDA100655R1	1.428,00	1,050	1
			400	TMA 400-4000	1SDA100656R1	1.428,00	1,050	1
			500	TMA 500-5000	1SDA100657R1	1.754,00	1,050	1
			630	TMA 630-6300	1SDA100658R1	1.846,00	1,050	1
			320	TMA 320-3200 InN=50%	1SDA100651R1	1.428,00	1,050	1
			400	TMA 400-4000 InN=50%	1SDA100652R1	1.428,00	1,050	1
			500	TMA 500-5000 InN=50%	1SDA100653R1	1.754,00	1,050	1
			630	TMA 630-6300 InN=50%	1SDA100654R1	1.846,00	1,050	1

1) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.
2) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT5

Technischer Katalog

Ekip Dip Schutzauslöser

Ekip Touch Schutzauslöser

XT5 Ekip Elektronischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5		Ekip LS/I	250	Ekip LS/I In=250A	1SDA100578R1	1.201,00	1,395	1
			320	Ekip LS/I In=320A	1SDA100579R1	1.201,00	1,395	1
			400	Ekip LS/I In=400A	1SDA100580R1	1.201,00	1,395	1
XT5		Ekip LS/I	630	Ekip LS/I In=630A	1SDA100581R1	1.477,00	1,395	1
XT5		Ekip LSI	250	Ekip LSI In=250A	1SDA100582R1	1.418,00	1,395	1
			320	Ekip LSI In=320A	1SDA100583R1	1.418,00	1,395	1
			400	Ekip LSI In=400A	1SDA100584R1	1.418,00	1,395	1
XT5		Ekip LSI	630	Ekip LSI In=630A	1SDA100585R1	1.695,00	1,395	1
XT5		Ekip LSIG	250	Ekip LSIG In=250A	1SDA100586R1	1.635,00	1,395	1
			320	Ekip LSIG In=320A	1SDA100587R1	1.635,00	1,395	1
			400	Ekip LSIG In=400A	1SDA100588R1	1.635,00	1,395	1
XT5		Ekip LSIG	630	Ekip LSIG In=630A	1SDA100589R1	1.913,00	1,395	1
XT5		Ekip Dip LIG	250	Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100647R1	1.527,00	1,395	1
			320	Ekip Dip LIG In=320A	1SDA100648R1	1.527,00	1,395	1
			400	Ekip Dip LIG In=400A	1SDA100649R1	1.527,00	1,395	1
XT5		Ekip Dip LIG	630	Ekip Dip LIG In=630A	1SDA100650R1	1.803,00	1,395	1
XT5		Ekip Touch LSI	250	Ekip Touch LSI In=250A	1SDA100590R1	2.090,00	1,395	1
			320	Ekip Touch LSI In=320A	1SDA100591R1	2.090,00	1,395	1
			400	Ekip Touch LSI In=400A	1SDA100592R1	2.090,00	1,395	1
XT5		Ekip Touch LSI	630	Ekip Touch LSI In=630A	1SDA100593R1	2.351,00	1,395	1
XT5		Ekip Touch LSIG	250	Ekip Touch LSIG In=250A	1SDA100594R1	2.322,00	1,395	1
			320	Ekip Touch LSIG In=320A	1SDA100595R1	2.322,00	1,395	1
			400	Ekip Touch LSIG In=400A	1SDA100596R1	2.322,00	1,395	1
XT5		Ekip Touch LSIG	630	Ekip Touch LSIG In=630A	1SDA100597R1	2.614,00	1,395	1
XT5		Ekip Touch Measuring LSI	250	Ekip Touch Measuring LSI In=250A	1SDA100598R1	2.272,00	1,395	1
			320	Ekip Touch Measuring LSI In=320A	1SDA100599R1	2.272,00	1,395	1
			400	Ekip Touch Measuring LSI In=400A	1SDA100600R1	2.272,00	1,395	1
XT5		Ekip Touch Measuring LSI	630	Ekip Touch Measuring LSI In=630A	1SDA100601R1	2.557,00	1,395	1
XT5		Ekip Touch Measuring LSIG	250	Ekip Touch Measuring LSIG In=250A	1SDA100602R1	2.523,00	1,395	1
			320	Ekip Touch Measuring LSIG In=320A	1SDA100603R1	2.523,00	1,395	1
			400	Ekip Touch Measuring LSIG In=400A	1SDA100604R1	2.523,00	1,395	1
XT5		Ekip Touch Measuring LSIG	630	Ekip Touch Measuring LSIG In=630A	1SDA100605R1	2.842,00	1,395	1
XT5		Ekip Hi-Touch LSI	250	Ekip Hi-Touch LSI In=250A	1SDA100606R1	3.633,00	1,395	1
			320	Ekip Hi-Touch LSI In=320A	1SDA100607R1	3.633,00	1,395	1
			400	Ekip Hi-Touch LSI In=400A	1SDA100608R1	3.633,00	1,395	1
XT5		Ekip Hi-Touch LSI	630	Ekip Hi-Touch LSI In=630A	1SDA100609R1	4.091,00	1,395	1
XT5		Ekip Hi-Touch LSIG	250	Ekip Hi-Touch LSIG In=250A	1SDA100610R1	4.039,00	1,395	1
			320	Ekip Hi-Touch LSIG In=320A	1SDA100611R1	4.039,00	1,395	1
			400	Ekip Hi-Touch LSIG In=400A	1SDA100612R1	4.039,00	1,395	1
XT5		Ekip Hi-Touch LSIG	630	Ekip Hi-Touch LSIG In=630A	1SDA100613R1	4.545,00	1,395	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Technischer Katalog

Ekip Dip Schutzauslöser

Ekip Touch Schutzauslöser

XT5 Ekip Elektronischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5		Ekip LS/I	250	Ekip LS/I In=250A	1SDA100659R1	1.504,00	1,850	1
			320	Ekip LS/I In=320A	1SDA100660R1	1.504,00	1,850	1
			400	Ekip LS/I In=400A	1SDA100661R1	1.504,00	1,850	1
XT5		Ekip LS/I	630	Ekip LS/I In=630A	1SDA100662R1	1.846,00	1,850	1
XT5		Ekip LSI	250	Ekip LSI In=250A	1SDA100663R1	1.773,00	1,850	1
			320	Ekip LSI In=320A	1SDA100664R1	1.773,00	1,850	1
			400	Ekip LSI In=400A	1SDA100665R1	1.773,00	1,850	1
XT5		Ekip LSI	630	Ekip LSI In=630A	1SDA100666R1	2.118,00	1,850	1
XT5		Ekip LSIG	250	Ekip LSIG In=250A	1SDA100667R1	2.045,00	1,850	1
			320	Ekip LSIG In=320A	1SDA100668R1	2.045,00	1,850	1
			400	Ekip LSIG In=400A	1SDA100669R1	2.045,00	1,850	1
XT5		Ekip LSIG	630	Ekip LSIG In=630A	1SDA100670R1	2.389,00	1,850	1
XT5		Ekip Dip LIG	250	Ekip Dip LIG In=250A	1SDA100714R1	1.908,00	1,850	1
			320	Ekip Dip LIG In=320A	1SDA100715R1	1.908,00	1,850	1
			400	Ekip Dip LIG In=400A	1SDA100716R1	1.908,00	1,850	1
XT5		Ekip Dip LIG	630	Ekip Dip LIG In=630A	1SDA100717R1	2.254,00	1,850	1
XT5		Ekip Touch LSI	250	Ekip Touch LSI In=250A	1SDA100671R1	2.613,00	1,850	1
			320	Ekip Touch LSI In=320A	1SDA100672R1	2.613,00	1,850	1
			400	Ekip Touch LSI In=400A	1SDA100673R1	2.613,00	1,850	1
XT5		Ekip Touch LSI	630	Ekip Touch LSI In=630A	1SDA100674R1	2.941,00	1,850	1
XT5		Ekip Touch LSIG	250	Ekip Touch LSIG In=250A	1SDA100675R1	2.904,00	1,850	1
			320	Ekip Touch LSIG In=320A	1SDA100676R1	2.904,00	1,850	1
			400	Ekip Touch LSIG In=400A	1SDA100677R1	2.904,00	1,850	1
XT5		Ekip Touch LSIG	630	Ekip Touch LSIG In=630A	1SDA100678R1	3.267,00	1,850	1
XT5		Ekip Touch Measuring LSI	250	Ekip Touch Measuring LSI In=250A	1SDA100679R1	2.839,00	1,850	1
			320	Ekip Touch Measuring LSI In=320A	1SDA100680R1	2.839,00	1,850	1
			400	Ekip Touch Measuring LSI In=400A	1SDA100681R1	2.839,00	1,850	1
XT5		Ekip Touch Measuring LSI	630	Ekip Touch Measuring LSI In=630A	1SDA100682R1	3.196,00	1,850	1
XT5		Ekip Touch Measuring LSIG	250	Ekip Touch Measuring LSIG In=250A	1SDA100683R1	3.154,00	1,850	1
			320	Ekip Touch Measuring LSIG In=320A	1SDA100684R1	3.154,00	1,850	1
			400	Ekip Touch Measuring LSIG In=400A	1SDA100685R1	3.154,00	1,850	1
XT5		Ekip Touch Measuring LSIG	630	Ekip Touch Measuring LSIG In=630A	1SDA100686R1	3.551,00	1,850	1
XT5		Ekip Hi-Touch LSI	250	Ekip Hi-Touch LSI In=250A	1SDA100687R1	4.542,00	1,850	1
			320	Ekip Hi-Touch LSI In=320A	1SDA100688R1	4.542,00	1,850	1
			400	Ekip Hi-Touch LSI In=400A	1SDA100689R1	4.542,00	1,850	1
XT5		Ekip Hi-Touch LSI	630	Ekip Hi-Touch LSI In=630A	1SDA100690R1	5.114,00	1,850	1
XT5		Ekip Hi-Touch LSIG	250	Ekip Hi-Touch LSIG In=250A	1SDA100691R1	5.048,00	1,850	1
			320	Ekip Hi-Touch LSIG In=320A	1SDA100692R1	5.048,00	1,850	1
			400	Ekip Hi-Touch LSIG In=400A	1SDA100693R1	5.048,00	1,850	1
XT5		Ekip Hi-Touch LSIG	630	Ekip Hi-Touch LSIG In=630A	1SDA100694R1	5.681,00	1,850	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Bestellnummern zu XT5

Schalteinheit und Schutzauslöser

Technischer Katalog

XT5 Schalteinheit

Thermo-Magnetischer Schutzauslöser

Ekip Dip Schutzauslöser

Ekip Touch Schutzauslöser

Schalt-Einheit	Pole	I_{cu} / I_u	N (36 kA)	S (50 kA)	H (70 kA)	L (120 kA)	V (150 kA)	X (200 kA)
	3	400	100550	100554	100558	100562	100566	100570
	3	630	100551	100555	100559	100563	100567	100571
	4	400	100552	100556	100560	100564	100568	100572
	4	630	100553	100557	100561	100565	100569	100573

Schutz-Auslöser	Pole	I_n 250	320	400	500	630
TMA	3		100574	100575	100576	100577
	4		100655*	100656*	100657*	100658*
Ekip Dip LS/I	3	100578	100579	100580		100581
	4	100659	100660	100661		100662
Ekip Dip LSI	3	100582	100583	100584		100585
	4	100663	100664	100665		100666
Ekip Dip LSIG	3	100586	100587	100588		100589
	4	100667	100668	100669		100670
Ekip Dip LIG	3	100647	100648	100649		100650
	4	100714	100715	100716		100717
Ekip Touch LSI	3	100590	100591	100592		100593
	4	100671	100672	100673		100674
Ekip Touch LSIG	3	100594	100595	100596		100597
	4	100675	100676	100677		100678
Ekip Touch Measuring LSI	3	100598	100599	100600		100601
	4	100679	100680	100681		100682
Ekip Touch Measuring LSIG	3	100602	100603	100604		100605
	4	100683	100684	100685		100686
Ekip Hi-Touch LSI	3	100606	100607	100608		100609
	4	100687	100688	100689		100690
Ekip Hi-Touch LSIG	3	100610	100611	100612		100613
	4	100691	100692	100693		100694
MA	3		100614	100615	100616	
Ekip M Dip I	3		100617	100618		100619
Ekip M Dip LIU	3	100620	100621	100622	100623	
Ekip M Touch LRIU	3	100624	100625	100626	100627	
TMG	3		100628	100629	100630	100631
	4		100695	100696	100697	100698
Ekip G Dip LS/I	3	100632	100633	100634		100635
	4	100699	100700	100701		100702
Ekip G Touch LSIG	3	100636	100637	100638		100639
	4	100703	100704	100705		100706
Ekip G Hi-Touch LSIG	3	100640	100641	100642		100643
	4	100707	100708	100709		100710

*InN=100%. Kombinationen auch mit InN=50% verfügbar. Bestellnummern bitte der entsprechenden Seite „Schutzauslöseeinheiten" entnehmen.
Hinweis: Ist eine Bestellnummer für einen kompletten Leistungsschalter nicht verfügbar, bitte die Schalteinheit mit dem Schutzauslöser konfigurieren, um einen montierten Leistungsschalter zu bestellen.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Notizen

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT6

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT6

XT6N (I_{cu} 36 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	TMA	630	XT6N 800 TMA 630-6300	1SDA107561R1	3.149,00	9,144	1
			800	XT6N 800 TMA 800-8000	1SDA100718R1	3.436,00	9,144	1
			630	XT6N 800 TMA 630-6300 InN=50%	–	–		1
			800	XT6N 800 TMA 800-8000 InN=50%	–	–		1

XT6N (I_{cu} 36 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	Ekip LS/I	630	XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=630A	1SDA107562R1	3.178,00	9,500	1
			800	XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA100719R1	3.473,00	9,500	1
XT6	1.000	Ekip LS/I	1.000	XT6N 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA100720R1	4.575,00	9,500	1
XT6	800	Ekip LSI	630	XT6N 800 Ekip Dip LSI In=630A	1SDA107563R1	3.393,00	9,500	1
			800	XT6N 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA100721R1	3.685,00	9,500	1
XT6	1.000	Ekip LSI	1.000	XT6N 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA100722R1	4.788,00	9,500	1
XT6	800	Ekip LSIG	630	XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=630A	1SDA107564R1	3.607,00	9,500	1
			800	XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA100723R1	3.902,00	9,500	1
XT6	1.000	Ekip LSIG	1.000	XT6N 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA100724R1	5.002,00	9,500	1
XT6	800	Ekip LIG	630	XT6N 800 Ekip Dip LIG In=630A	1SDA107567R1	3.498,00	9,662	1
			800	XT6N 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA100728R1	3.793,00	9,662	1
XT6	1.000	Ekip LIG	1.000	XT6N 1000 Ekip Dip LIG In=1000A[1)]	1SDA100729R1	4.896,00	12,500	1

1) 1.000 A können nur mit Klemmen EF, ES, R und FC CuAl bestellt und eingesetzt werden.

XT6S (I_{cu} 50 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	TMA	630	XT6S 800 TMA 630-6300	1SDA107574R1	3.333,00	9,117	1
			800	XT6S 800 TMA 800-8000	1SDA100740R1	3.620,00	9,117	1
			630	XT6S 800 TMA 630-6300 InN=50%	–	–		1
			800	XT6S 800 TMA 800-8000 InN=50%	–	–		1

XT6S (I_{cu} 50 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	Ekip LS/I	630	XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=630A	1SDA107575R1	3.360,00	9,500	1
			800	XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA100741R1	3.656,00	9,500	1
XT6	1.000	Ekip LS/I	1.000	XT6S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A[1)]	1SDA100742R1	4.815,00	9,500	1
XT6	800	Ekip LSI	630	XT6S 800 Ekip Dip LSI In=630A	1SDA107576R1	3.576,00	9,500	1
			800	XT6S 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA100743R1	3.869,00	9,500	1
XT6	1.000	Ekip LSI	1.000	XT6S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A[1)]	1SDA100744R1	5.029,00	9,500	1
XT6	800	Ekip LSIG	630	XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=630A	1SDA107577R1	3.788,00	9,500	1
			800	XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA100745R1	4.083,00	9,500	1
XT6	1.000	Ekip LSIG	1.000	XT6S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A[1)]	1SDA100746R1	5.242,00	9,500	1
XT6	800	Ekip LIG	630	XT6S 800 Ekip Dip LIG In=630A	1SDA107580R1	3.682,00	12,379	1
			800	XT6S 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA100750R1	3.975,00	12,379	1
XT6	1.000	Ekip LIG	1.000	XT6S 1000 Ekip Dip LIG In=1000A[1)]	1SDA100751R1	5.137,00	9,500	1

1) 1.000 A können nur mit Klemmen EF, ES, R und FC CuAl bestellt und eingesetzt werden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT6

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT6

XT6N (I_{cu} 36 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	TMA	630	XT6N 800 TMA 630-6300	1SDA107569R1	4.020,00	12,000	1
			800	XT6N 800 TMA 800-8000	1SDA100731R1	4.383,00	12,000	1
			630	XT6N 800 TMA 630-6300 InN=50%	1SDA107568R1	4.020,00	12,000	1
			800	XT6N 800 TMA 800-8000 InN=50%	1SDA100730R1	4.383,00	12,000	1

XT6N (I_{cu} 36 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	Ekip LS/I	630	XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=630A	1SDA107570R1	4.057,00	12,000	1
			800	XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA100732R1	4.425,00	12,000	1
XT6	1.000	Ekip LS/I	1.000	XT6N 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA100733R1	5.842,00	12,000	1
XT6	800	Ekip LSI	630	XT6N 800 Ekip Dip LSI In=630A	1SDA107571R1	4.327,00	12,000	1
			800	XT6N 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA100734R1	4.691,00	12,000	1
XT6	1.000	Ekip LSI	1.000	XT6N 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA100735R1	6.110,00	12,000	1
XT6	800	Ekip LSIG	630	XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=630A	1SDA107572R1	4.591,00	12,000	1
			800	XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA100736R1	4.963,00	12,000	1
XT6	1.000	Ekip LSIG	1.000	XT6N 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA100737R1	6.378,00	12,000	1
XT6	800	Ekip LIG	630	XT6N 800 Ekip Dip LIG In=630A	1SDA107573R1	4.458,00	13,232	1
			800	XT6N 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA100738R1	4.828,00	13,232	1
XT6	1.000	Ekip LIG	1.000	XT6N 1000 Ekip Dip LIG In=1000A[1)]	1SDA100739R1	6.242,00	12,000	1

1) 1.000 A können nur mit Klemmen EF, ES, R und FC CuAl bestellt und eingesetzt werden.

XT6S (I_{cu} 50 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	TMA	630	XT6S 800 TMA 630-6300	1SDA107582R1	4.258,00	12,000	1
			800	XT6S 800 TMA 800-8000	1SDA100753R1	4.619,00	12,000	1
			630	XT6S 800 TMA 630-6300 InN=50%	1SDA107581R1	4.258,00	12,000	1
			800	XT6S 800 TMA 800-8000 InN=50%	1SDA100752R1	4.619,00	12,000	1

XT6S (I_{cu} 50 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	Ekip LS/I	630	XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=630A	1SDA107583R1	4.295,00	12,000	1
			800	XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA100754R1	4.664,00	12,000	1
XT6	1.000	Ekip LS/I	1.000	XT6S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A[1)]	1SDA100755R1	6.153,00	12,000	1
XT6	800	Ekip LSI	630	XT6S 800 Ekip Dip LSI In=630A	1SDA107584R1	4.564,00	12,000	1
			800	XT6S 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA100756R1	4.930,00	12,000	1
XT6	1.000	Ekip LSI	1.000	XT6S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A[1)]	1SDA100757R1	6.422,00	12,000	1
XT6	800	Ekip LSIG	630	XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=630A	1SDA107585R1	4.830,00	12,000	1
			800	XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA100758R1	5.200,00	12,000	1
XT6	1.000	Ekip LSIG	1.000	XT6S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A[1)]	1SDA100759R1	6.690,00	12,000	1
XT6	800	Ekip LIG	630	XT6S 800 Ekip Dip LIG In=630A	1SDA107586R1	4.696,00	12,000	1
			800	XT6S 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA100760R1	5.065,00	12,000	1
XT6	1.000	Ekip LIG	1.000	XT6S 1000 Ekip Dip LIG In=1000A[1)]	1SDA100761R1	6.556,00	12,000	1

1) 1.000 A können nur mit Klemmen EF, ES, R und FC CuAl bestellt und eingesetzt werden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT6

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT6

XT6H (I_{cu} 70 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT6	800	TMA	630	XT6H 800 TMA 630-6300	1SDA107587R1	3.697,00	9,500	1
			800	XT6H 800 TMA 800-8000	1SDA100762R1	3.873,00		1
			630	XT6H 800 TMA 630-6300 InN=50%	–	–		1
			800	XT6H 800 TMA 800-8000 InN=50%	–	–		1

XT6H (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT6	800	Ekip LS/I	630	XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=630A	1SDA107588R1	3.726,00	9,500	1
			800	XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA100763R1	4.020,00	9,500	1
XT6	1.000	Ekip LS/I	1.000	XT6H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A [1)]	1SDA100764R1	6.106,00	9,500	1
XT6	800	Ekip LSI	630	XT6H 800 Ekip Dip LSI In=630A	1SDA107589R1	3.941,00	9,500	1
			800	XT6H 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA100765R1	4.234,00	9,500	1
XT6	1.000	Ekip LSI	1.000	XT6H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A [1)]	1SDA100766R1	6.320,00	9,500	1
XT6	800	Ekip LSIG	630	XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=630A	1SDA107590R1	4.155,00	9,500	1
			800	XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA100767R1	4.449,00	9,500	1
XT6	1.000	Ekip LSIG	1.000	XT6H 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A [1)]	1SDA100768R1	6.536,00	9,500	1
XT6	800	Ekip LIG	630	XT6H 800 Ekip Dip LIG In=630A	1SDA107593R1	4.048,00	9,652	1
			800	XT6H 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA100772R1	4.342,00	9,652	1
XT6	1.000	Ekip LIG	1.000	XT6H 1000 Ekip Dip LIG In=1000A [1)]	1SDA100773R1	6.426,00	9,500	1

1) 1.000 A können nur mit Klemmen EF, ES, R und FC CuAl bestellt und eingesetzt werden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT6

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT6

XT6H (I_{cu} 70 kA) TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	TMA	630	XT6H 800 TMA 630-6300	1SDA107595R1	4.735,00	12,000	1
			800	XT6H 800 TMA 800-8000	1SDA100775R1	5.095,00	12,000	1
			630	XT6H 800 TMA 630-6300 InN=50%	1SDA107594R1	4.735,00	12,000	1
			800	XT6H 800 TMA 800-8000 InN=50%	1SDA100774R1	5.095,00	12,000	1

XT6H (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	Ekip LS/I	630	XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=630A	1SDA107596R1	4.769,00	12,000	1
			800	XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA100776R1	5.139,00	12,000	1
XT6	1.000	Ekip LS/I	1.000	XT6H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A [1)]	1SDA100777R1	7.834,00	12,000	1
XT6	800	Ekip LSI	630	XT6H 800 Ekip Dip LSI In=630A	1SDA107597R1	5.040,00	12,000	1
			800	XT6H 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA100778R1	5.404,00	12,000	1
XT6	1.000	Ekip LSI	1.000	XT6H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A [1)]	1SDA100779R1	8.102,00	12,000	1
XT6	800	Ekip LSIG	630	XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=630A	1SDA107598R1	5.304,00	12,000	1
			800	XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA100780R1	5.674,00	12,000	1
XT6	1.000	Ekip LSIG	1.000	XT6H 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A [1)]	1SDA100781R1	8.370,00	12,000	1
XT6	800	Ekip LIG	630	XT6H 800 Ekip Dip LIG In=630A	1SDA107599R1	5.172,00	12,000	1
			800	XT6H 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA100782R1	5.540,00	12,000	1
XT6	1.000	Ekip LIG	1.000	XT6H 1000 Ekip Dip LIG In=1000A [1)]	1SDA100783R1	8.236,00	12,000	1

1) 1.000 A können nur mit Klemmen EF, ES, R und FC CuAl bestellt und eingesetzt werden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT6

Technischer Katalog

Lasttrennschalter XT6D

XT6D Lasttrennschalter – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	I_{cu} (415 V) kA	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	630			XT6D 630	1SDA107600R1	1.406,00	8,547	1
	800			XT6D 800	1SDA100784R1	2.520,00	8,547	1
	1.000			XT6D 1000 [1]	1SDA100785R1	2.981,00	9,500	1

1) 1.000 A können nur mit Klemmen EF, ES, R und FC CuAl bestellt und eingesetzt werden.

XT6 Schalteinheit

XT6 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss oben (F) [2] - 3-polig

Baugröße	I_u A	I_{cu} (415 V) kA	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	36		XT6N 800 Schalteinheit	1SDA100788R1	1.708,00	8,200	1
	1.000	36		XT6N 1000 Schalteinheit [1]	1SDA100789R1	2.503,00	8,200	1
	800	50		XT6S 800 Schalteinheit	1SDA100792R1	1.890,00	8,200	1
	1.000	50		XT6S 1000 Schalteinheit [1]	1SDA100793R1	2.743,00	8,200	1
	800	70		XT6H 800 Schalteinheit	1SDA100796R1	2.256,00	8,200	1
	1.000	70		XT6H 1000 Schalteinheit [1]	1SDA100797R1	4.034,00	8,200	1

1) 1.000 A können nur mit Klemmen EF, ES, R und FC CuAl bestellt und eingesetzt werden.

Thermomagnetischer Schutzauslöser

XT6 TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [3] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6		TMA	630	TMA 630-6300	1SDA107602R1	1.443,00	1,000	1
			800	TMA 800-8000	1SDA100800R1	1.730,00	1,000	1
			630	TMA 630-6300 InN=50%	–	–		1
			800	TMA 800-8000 InN=50%	–	–		1

Ekip Dip Schutzauslöser

XT6H (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6		Ekip LS/I	630	Ekip LS/I In=630A	1SDA107603R1	1.471,00	1,300	1
			800	Ekip LS/I In=800A	1SDA100801R1	1.766,00	1,300	1
XT6		Ekip LS/I	1.000	Ekip LS/I In=1000A	1SDA100802R1	2.100,00	1,300	1
XT6		Ekip LSI	630	Ekip LSI In=630A	1SDA107604R1	1.686,00	1,300	1
			800	Ekip LSI In=800A	1SDA100803R1	1.979,00	1,300	1
XT6		Ekip LSI	1.000	Ekip LSI In=1000A	1SDA100804R1	2.316,00	1,300	1
XT6		Ekip LSIG	630	Ekip LSIG In=630A	1SDA107605R1	1.897,00	1,300	1
			800	Ekip LSIG In=800A	1SDA100805R1	2.196,00	1,300	1
XT6		Ekip LSIG	1.000	Ekip LSIG In=1000A	1SDA100806R1	2.531,00	1,300	1
XT6		Ekip Dip LIG	630	Ekip Dip LIG In=630A	1SDA107609R1	1.791,00	1,300	1
			800	Ekip Dip LIG In=800A	1SDA100812R1	2.087,00	1,300	1
XT6		Ekip Dip LIG	1.000	Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA100813R1	2.425,00	1,300	1

2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.
3) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT6

Technischer Katalog

Lasttrennschalter XT6D

XT6 Schalteinheit

Thermomagnetischer Schutzauslöser

Ekip Dip Schutzauslöser

XT6D Lasttrennschalter – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	I_{cu} (415 V) kA	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	630			XT6D 630	1SDA107601R1	1.826,00	10,845	1
	800			XT6D 800	1SDA100786R1	3.277,00	10,845	1
	1.000			XT6D 1000 [1)]	1SDA100787R1	3.877,00	12,000	1

1) 1.000 A können nur mit Klemmen EF, ES, R und FC CuAl bestellt und eingesetzt werden.

XT6 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss oben (F) [2)] - 4-polig

Baugröße	I_u A	I_{cu} (415 V) kA	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	36		XT6N 800 Schalteinheit	1SDA100790R1	2.220,00	10,500	1
	1.000	36		XT6N 1000 Schalteinheit [1)]	1SDA100791R1	3.254,00	10,500	1
	800	50		XT6S 800 Schalteinheit	1SDA100794R1	2.458,00	10,500	1
	1.000	50		XT6S 1000 Schalteinheit [1)]	1SDA100795R1	3.567,00	10,500	1
	800	70		XT6H 800 Schalteinheit	1SDA100798R1	2.933,00	10,500	1
	1.000	70		XT6H 1000 Schalteinheit [1)]	1SDA100799R1	5.245,00	10,500	1

1) 1.000 A können nur mit Klemmen EF, ES, R und FC CuAl bestellt und eingesetzt werden.

XT6 TMA Thermomagnetischer Schutzauslöser für die Energieverteilung – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [3)] - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6		TMA	630	TMA 630-6300	1SDA107611R1	1.802,00	1,300	1
			800	TMA 800-8000	1SDA100815R1	2.162,00	1,300	1
			630	TMA 630-6300 InN=50%	1SDA107610R1	1.802,00	1,300	1
			800	TMA 800-8000 InN=50%	1SDA100814R1	2.162,00	1,300	1

XT6H (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6		Ekip LS/I	630	Ekip LS/I In=630A	1SDA107612R1	1.839,00	1,600	1
			800	Ekip LS/I In=800A	1SDA100816R1	2.206,00	1,600	1
XT6		Ekip LS/I	1.000	Ekip LS/I In=1000A	1SDA100817R1	2.623,00	1,600	1
XT6		Ekip LSI	630	Ekip LSI In=630A	1SDA107613R1	2.106,00	1,600	1
			800	Ekip LSI In=800A	1SDA100818R1	2.473,00	1,600	1
XT6		Ekip LSI	1.000	Ekip LSI In=1000A	1SDA100819R1	2.894,00	1,600	1
XT6		Ekip LSIG	630	Ekip LSIG In=630A	1SDA107614R1	2.373,00	1,600	1
			800	Ekip LSIG In=800A	1SDA100820R1	2.743,00	1,600	1
XT6		Ekip LSIG	1.000	Ekip LSIG In=1000A	1SDA100821R1	3.165,00	1,600	1
XT6		Ekip Dip LIG	630	Ekip Dip LIG In=630A	1SDA107616R1	2.240,00	1,600	1
			800	Ekip Dip LIG In=800A	1SDA100824R1	2.609,00	1,600	1
XT6		Ekip Dip LIG	1.000	Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA100825R1	3.029,00	1,600	1

2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.
3) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Bestellnummern zu XT6

Schalteinheit und Schutzauslöser

Technischer Katalog

XT6 Schalteinheit

Schalt-Einheit		I_{cu}	N (36 kA)	S (50 kA)	H (70 kA)
	Pole	I_u			
	3	800	100788	100792	100796
	3	1000 [1)]	100789	100793	100797
	4	800	100790	100794	100798
	4	1000 [1)]	100791	100795	100799

1) 1.000 A können nur mit Klemmen EF, ES, R und FC CuAl bestellt und eingesetzt werden.

Thermomagnetischer Schutzauslöser

Ekip Dip Schutzauslöser

Schutz-Auslöser	I_n	630	800	1000
	Pole			
TMA	3	107602	100800	
	4	107611	100815*	
Ekip Dip LS/I	3	107603	100801	100802
	4	107612	100816	100817
Ekip Dip LSI	3	107604	100803	100804
	4	107613	100818	100819
Ekip Dip LSIG	3	107605	100805	100806
	4	107614	100820	100821
Ekip Dip LIG	3	107609	100812	100813
	4	107616	100824	100825
Ekip M Dip I	3	107606	100807	100808
Ekip M Dip LIU	3	107607	100809	
Ekip G Dip LS/I	3	107608	100810	100811
	4	107615	100822	100823

*InN=100%. Kombinationen auch mit InN=50% verfügbar. Bestellnummern bitte der entsprechenden Seite „Schutzauslöseeinheiten" entnehmen.
Hinweis: Ist eine Bestellnummer für einen kompletten Leistungsschalter nicht verfügbar, bitte die Schalteinheit mit dem Schutzauslöser konfigurieren, um einen montierten Leistungsschalter zu bestellen.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Notizen

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT7

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7

XT7S (I_{cu} 50 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip Dip LS/I	800	XT7S 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA100826R1	3.887,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA100827R1	5.049,00	9,776	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A	1SDA100828R1	5.913,00	13,585	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A	1SDA100829R1	8.313,00	13,614	1
XT7	800	Ekip Dip LSI	800	XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA100830R1	4.110,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA100831R1	5.272,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Dip LSI In=1250A	1SDA100832R1	6.134,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Dip LSI In=1600A	1SDA100833R1	8.538,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Dip LSIG	800	XT7S 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA100834R1	4.328,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA100835R1	5.488,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A	1SDA100836R1	6.351,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A	1SDA100837R1	8.752,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Dip LIG	800	XT7S 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA100886R1	4.219,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA100887R1	5.381,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Dip LIG In=1250A	1SDA100888R1	6.244,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Dip LIG In=1600A	1SDA100889R1	8.644,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch LSI	800	XT7S 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA100838R1	4.729,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA100839R1	5.890,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA100840R1	6.755,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA100841R1	9.155,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch LSIG	800	XT7S 800 Ekip Touch LSIG In=800A	1SDA100842R1	5.459,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A	1SDA100843R1	6.623,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A	1SDA100844R1	7.484,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A	1SDA100845R1	9.887,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSI	800	XT7S 800 Ekip Touch Measuring LSI In=800A	1SDA100846R1	5.930,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Touch Measuring LSI In=1000A	1SDA100847R1	7.091,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Touch Measuring LSI In=1250A	1SDA100848R1	7.955,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Touch Measuring LSI In=1600A	1SDA100849R1	10.356,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSIG	800	XT7S 800 Ekip Touch Measuring LSIG In=800A	1SDA100850R1	6.684,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Touch Measuring LSIG In=1000A	1SDA100851R1	7.846,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Touch Measuring LSIG In=1250A	1SDA100852R1	8.708,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Touch Measuring LSIG In=1600A	1SDA100853R1	11.110,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7S 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA100854R1	8.150,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA100855R1	9.311,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA100856R1	10.173,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA100857R1	12.573,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSIG	800	XT7S 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA100858R1	9.356,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA100859R1	10.515,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA100860R1	11.380,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA100861R1	13.781,00	9,700	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT7

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7

XT7S (I_{cu} 50 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip Dip LS/I	800	XT7S 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA101114R1	5.055,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA101115R1	6.565,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A	1SDA101116R1	7.686,00	17,670	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A	1SDA101117R1	10.808,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Dip LSI	800	XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA101118R1	5.344,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA101119R1	6.854,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Dip LSI In=1250A	1SDA101120R1	7.974,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Dip LSI In=1600A	1SDA101121R1	11.097,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Dip LSIG	800	XT7S 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA101122R1	5.627,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA101123R1	7.136,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A	1SDA101124R1	8.259,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A	1SDA101125R1	11.379,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Dip LIG	800	XT7S 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA101166R1	5.485,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA101167R1	6.994,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Dip LIG In=1250A	1SDA101168R1	8.116,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Dip LIG In=1600A	1SDA101169R1	11.238,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch LSI	800	XT7S 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA101126R1	6.149,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA101127R1	7.656,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA101128R1	8.779,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA101129R1	11.899,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch LSIG	800	XT7S 800 Ekip Touch LSIG In=800A	1SDA101130R1	7.099,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A	1SDA101131R1	8.608,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A	1SDA101132R1	9.730,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A	1SDA101133R1	12.850,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSI	800	XT7S 800 Ekip Touch Measuring LSI In=800A	1SDA101134R1	7.710,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Touch Measuring LSI In=1000A	1SDA101135R1	9.220,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Touch Measuring LSI In=1250A	1SDA101136R1	10.341,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Touch Measuring LSI In=1600A	1SDA101137R1	13.461,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSIG	800	XT7S 800 Ekip Touch Measuring LSIG In=800A	1SDA101138R1	8.690,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Touch Measuring LSIG In=1000A	1SDA101139R1	10.199,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Touch Measuring LSIG In=1250A	1SDA101140R1	11.322,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Touch Measuring LSIG In=1600A	1SDA101141R1	14.445,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7S 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA101142R1	10.595,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA101143R1	12.105,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA101144R1	13.226,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA101145R1	16.348,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSIG	800	XT7S 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101146R1	12.164,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101147R1	13.672,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101148R1	14.795,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101149R1	17.915,00	12,500	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT7

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7

XT7H (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip Dip LS/I	800	XT7H 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA100890R1	4.279,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA100891R1	6.223,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A	1SDA100892R1	6.503,00	13,646	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A	1SDA100893R1	9.147,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Dip LSI	800	XT7H 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA100894R1	4.499,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA100895R1	6.447,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Dip LSI In=1250A	1SDA100896R1	6.728,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Dip LSI In=1600A	1SDA100897R1	9.369,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Dip LSIG	800	XT7H 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA100898R1	4.717,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA100899R1	6.665,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A	1SDA100900R1	6.944,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A	1SDA100901R1	9.587,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Dip LIG	800	XT7H 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA100950R1	4.609,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA100951R1	6.557,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Dip LIG In=1250A	1SDA100952R1	6.833,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Dip LIG In=1600A	1SDA100953R1	9.479,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch LSI	800	XT7H 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA100902R1	5.119,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA100903R1	7.069,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA100904R1	7.345,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA100905R1	9.990,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch LSIG	800	XT7H 800 Ekip Touch LSIG In=800A	1SDA100906R1	5.851,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A	1SDA100907R1	7.795,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A	1SDA100908R1	8.076,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A	1SDA100909R1	10.720,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSI	800	XT7H 800 Ekip Touch Measuring LSI In=800A	1SDA100910R1	6.318,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Touch Measuring LSI In=1000A	1SDA100911R1	8.267,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Touch Measuring LSI In=1250A	1SDA100912R1	8.547,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Touch Measuring LSI In=1600A	1SDA100913R1	11.188,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSIG	800	XT7H 800 Ekip Touch Measuring LSIG In=800A	1SDA100914R1	7.074,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Touch Measuring LSIG In=1000A	1SDA100915R1	9.022,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Touch Measuring LSIG In=1250A	1SDA100916R1	9.301,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Touch Measuring LSIG In=1600A	1SDA100917R1	11.944,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7H 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA100918R1	8.541,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA100919R1	10.486,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA100920R1	10.765,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA100921R1	13.409,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSIG	800	XT7H 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA100922R1	9.745,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA100923R1	11.694,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA100924R1	11.973,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA100925R1	14.615,00	9,700	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT7

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7

XT7H (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip Dip LS/I	800	XT7H 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA101170R1	5.562,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA101171R1	8.094,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A	1SDA101172R1	8.456,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A	1SDA101173R1	11.891,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Dip LSI	800	XT7H 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA101174R1	5.851,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA101175R1	8.382,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Dip LSI In=1250A	1SDA101176R1	8.743,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Dip LSI In=1600A	1SDA101177R1	12.180,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Dip LSIG	800	XT7H 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA101178R1	6.131,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA101179R1	8.664,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A	1SDA101180R1	9.025,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A	1SDA101181R1	12.462,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Dip LIG	800	XT7H 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA101222R1	5.992,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA101223R1	8.522,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Dip LIG In=1250A	1SDA101224R1	8.884,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Dip LIG In=1600A	1SDA101225R1	12.321,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch LSI	800	XT7H 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA101182R1	6.656,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA101183R1	9.188,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA101184R1	9.549,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA101185R1	12.986,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch LSIG	800	XT7H 800 Ekip Touch LSIG In=800A	1SDA101186R1	7.603,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A	1SDA101187R1	10.136,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A	1SDA101188R1	10.500,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A	1SDA101189R1	13.936,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSI	800	XT7H 800 Ekip Touch Measuring LSI In=800A	1SDA101190R1	8.216,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Touch Measuring LSI In=1000A	1SDA101191R1	10.748,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Touch Measuring LSI In=1250A	1SDA101192R1	11.110,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Touch Measuring LSI In=1600A	1SDA101193R1	14.548,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSIG	800	XT7H 800 Ekip Touch Measuring LSIG In=800A	1SDA101194R1	9.196,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Touch Measuring LSIG In=1000A	1SDA101195R1	11.729,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Touch Measuring LSIG In=1250A	1SDA101196R1	12.089,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Touch Measuring LSIG In=1600A	1SDA101197R1	15.527,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7H 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA101198R1	11.100,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA101199R1	13.633,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA101200R1	13.995,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA101201R1	17.431,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSIG	800	XT7H 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101202R1	12.668,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101203R1	15.201,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101204R1	15.563,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101205R1	18.998,00	12,500	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT7

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7

XT7L (I_{cu} 120 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip Dip LS/I	800	XT7L 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA100954R1	4.586,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA100955R1	6.258,00	9,776	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A	1SDA100956R1	6.977,00	13,585	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A	1SDA100957R1	9.808,00	13,614	1
XT7	800	Ekip Dip LSI	800	XT7L 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA100958R1	4.809,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA100959R1	6.482,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Dip LSI In=1250A	1SDA100960R1	7.198,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Dip LSI In=1600A	1SDA100961R1	10.030,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Dip LSIG	800	XT7L 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA100962R1	5.027,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA100963R1	6.699,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A	1SDA100964R1	7.415,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A	1SDA100965R1	10.249,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Dip LIG	800	XT7L 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA101014R1	4.920,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA101015R1	6.590,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Dip LIG In=1250A	1SDA101016R1	7.307,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Dip LIG In=1600A	1SDA101017R1	10.139,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch LSI	800	XT7L 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA100966R1	5.429,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA100967R1	7.101,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA100968R1	7.817,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA100969R1	10.650,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch LSIG	800	XT7L 800 Ekip Touch LSIG In=800A	1SDA100970R1	6.159,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A	1SDA100971R1	7.831,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A	1SDA100972R1	8.548,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A	1SDA100973R1	11.380,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSI	800	XT7L 800 Ekip Touch Measuring LSI In=800A	1SDA100974R1	6.629,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Touch Measuring LSI In=1000A	1SDA100975R1	8.302,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Touch Measuring LSI In=1250A	1SDA100976R1	9.018,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Touch Measuring LSI In=1600A	1SDA100977R1	11.852,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSIG	800	XT7L 800 Ekip Touch Measuring LSIG In=800A	1SDA100978R1	7.382,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Touch Measuring LSIG In=1000A	1SDA100979R1	9.056,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Touch Measuring LSIG In=1250A	1SDA100980R1	9.773,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Touch Measuring LSIG In=1600A	1SDA100981R1	12.606,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7L 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA100982R1	8.846,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA100983R1	10.519,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA100984R1	11.238,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA100985R1	14.071,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSIG	800	XT7L 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA100986R1	10.054,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA100987R1	11.726,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA100988R1	12.445,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA100989R1	15.278,00	9,700	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT7

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7

XT7L (I_{cu} 120 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip Dip LS/I	800	XT7L 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA101226R1	5.963,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA101227R1	8.136,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A	1SDA101228R1	9.069,00	17,670	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A	1SDA101229R1	12.751,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Dip LSI	800	XT7L 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA101230R1	6.252,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA101231R1	8.425,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Dip LSI In=1250A	1SDA101232R1	9.360,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Dip LSI In=1600A	1SDA101233R1	13.041,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Dip LSIG	800	XT7L 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA101234R1	6.534,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA101235R1	8.707,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A	1SDA101236R1	9.642,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A	1SDA101237R1	13.323,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Dip LIG	800	XT7L 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA101278R1	6.394,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA101279R1	8.565,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Dip LIG In=1250A	1SDA101280R1	9.500,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Dip LIG In=1600A	1SDA101281R1	13.180,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch LSI	800	XT7L 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA101238R1	7.055,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA101239R1	9.229,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA101240R1	10.162,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA101241R1	13.845,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch LSIG	800	XT7L 800 Ekip Touch LSIG In=800A	1SDA101242R1	8.007,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A	1SDA101243R1	10.180,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A	1SDA101244R1	11.112,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A	1SDA101245R1	14.795,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSI	800	XT7L 800 Ekip Touch Measuring LSI In=800A	1SDA101246R1	8.616,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Touch Measuring LSI In=1000A	1SDA101247R1	10.791,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Touch Measuring LSI In=1250A	1SDA101248R1	11.723,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Touch Measuring LSI In=1600A	1SDA101249R1	15.407,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSIG	800	XT7L 800 Ekip Touch Measuring LSIG In=800A	1SDA101250R1	9.597,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Touch Measuring LSIG In=1000A	1SDA101251R1	11.772,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Touch Measuring LSIG In=1250A	1SDA101252R1	12.705,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Touch Measuring LSIG In=1600A	1SDA101253R1	16.387,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7L 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA101254R1	11.501,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA101255R1	13.676,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA101256R1	14.609,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA101257R1	18.292,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSIG	800	XT7L 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101258R1	13.071,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101259R1	15.244,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101260R1	16.177,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101261R1	19.858,00	12,500	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT7 M

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7 M

XT7S M (I_{cu} 50 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip Dip LS/I	800	XT7S M 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA101366R1	4.161,00	11,000	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA101367R1	5.402,00	14,725	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A	1SDA101368R1	6.324,00	14,758	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A	1SDA101369R1	8.896,00	14,481	1
XT7	800	Ekip Dip LSI	800	XT7S M 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA101370R1	4.383,00	11,000	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA101371R1	5.627,00	11,000	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A	1SDA101372R1	6.548,00	11,000	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Dip LSI In=1600A	1SDA101373R1	9.118,00	11,000	1
XT7	800	Ekip Dip LSIG	800	XT7S M 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA101374R1	4.600,00	11,000	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA101375R1	5.842,00	11,000	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A	1SDA101376R1	6.766,00	11,000	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A	1SDA101377R1	9.336,00	11,000	1
XT7	800	Ekip Dip LIG	800	XT7S M 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA101426R1	4.492,00	11,000	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA101427R1	5.732,00	11,000	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Dip LIG In=1250A	1SDA101428R1	6.657,00	11,000	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Dip LIG In=1600A	1SDA101429R1	9.226,00	11,000	1
XT7	800	Ekip Touch LSI	800	XT7S M 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA101378R1	5.002,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA101379R1	6.245,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA101380R1	7.168,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA101381R1	9.737,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch LSIG	800	XT7S M 800 Ekip Touch LSIG In=800A	1SDA101382R1	5.731,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A	1SDA101383R1	6.976,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A	1SDA101384R1	7.897,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A	1SDA101385R1	10.468,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSI	800	XT7S M 800 Ekip Touch Measuring LSI In=800A	1SDA101386R1	6.204,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Touch Measuring LSI In=1000A	1SDA101387R1	7.445,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Touch Measuring LSI In=1250A	1SDA101388R1	8.368,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Touch Measuring LSI In=1600A	1SDA101389R1	10.937,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSIG	800	XT7S M 800 Ekip Touch Measuring LSIG In=800A	1SDA101390R1	6.957,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Touch Measuring LSIG In=1000A	1SDA101391R1	8.200,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Touch Measuring LSIG In=1250A	1SDA101392R1	9.122,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Touch Measuring LSIG In=1600A	1SDA101393R1	11.693,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7S M 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA101394R1	8.420,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA101395R1	9.663,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA101396R1	10.588,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA101397R1	13.159,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSIG	800	XT7S M 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101398R1	9.629,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101399R1	10.871,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101400R1	11.794,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101401R1	14.363,00	9,700	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT7 M

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7 M

XT7S M (I_{cu} 50 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip Dip LS/I	800	XT7S M 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA101654R1	5.408,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA101655R1	7.024,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A	1SDA101656R1	8.223,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A	1SDA101657R1	11.563,00	14,000	1
XT7	800	Ekip Dip LSI	800	XT7S M 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA101658R1	5.698,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA101659R1	7.312,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A	1SDA101660R1	8.513,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Dip LSI In=1600A	1SDA101661R1	11.853,00	14,000	1
XT7	800	Ekip Dip LSIG	800	XT7S M 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA101662R1	5.978,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA101663R1	7.594,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A	1SDA101664R1	8.794,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A	1SDA101665R1	12.135,00	14,000	1
XT7	800	Ekip Dip LIG	800	XT7S M 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA101706R1	5.839,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA101707R1	7.454,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Dip LIG In=1250A	1SDA101708R1	8.653,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Dip LIG In=1600A	1SDA101709R1	11.994,00	14,000	1
XT7	800	Ekip Touch LSI	800	XT7S M 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA101666R1	6.502,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA101667R1	8.117,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA101668R1	9.318,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA101669R1	12.658,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch LSIG	800	XT7S M 800 Ekip Touch LSIG In=800A	1SDA101670R1	7.451,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A	1SDA101671R1	9.065,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A	1SDA101672R1	10.265,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A	1SDA101673R1	13.609,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSI	800	XT7S M 800 Ekip Touch Measuring LSI In=800A	1SDA101674R1	8.063,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Touch Measuring LSI In=1000A	1SDA101675R1	9.679,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Touch Measuring LSI In=1250A	1SDA101676R1	10.879,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Touch Measuring LSI In=1600A	1SDA101677R1	14.220,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSIG	800	XT7S M 800 Ekip Touch Measuring LSIG In=800A	1SDA101678R1	9.042,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Touch Measuring LSIG In=1000A	1SDA101679R1	10.659,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Touch Measuring LSIG In=1250A	1SDA101680R1	11.858,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Touch Measuring LSIG In=1600A	1SDA101681R1	15.197,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7S M 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA101682R1	10.947,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA101683R1	12.564,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA101684R1	13.763,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA101685R1	17.103,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSIG	800	XT7S M 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101686R1	12.517,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101687R1	14.131,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101688R1	15.331,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101689R1	18.672,00	12,500	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT7 M

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7 M

XT7H M (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip Dip LS/I	800	XT7H M 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA101430R1	4.577,00	11,000	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA101431R1	6.662,00	11,000	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A	1SDA101432R1	6.959,00	11,000	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A	1SDA101433R1	9.788,00	11,000	1
XT7	800	Ekip Dip LSI	800	XT7H M 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA101434R1	4.801,00	11,000	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA101435R1	6.884,00	11,000	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A	1SDA101436R1	7.180,00	11,000	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Dip LSI In=1600A	1SDA101437R1	10.011,00	11,000	1
XT7	800	Ekip Dip LSIG	800	XT7H M 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA101438R1	5.016,00	11,000	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA101439R1	7.101,00	11,000	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A	1SDA101440R1	7.400,00	11,000	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A	1SDA101441R1	10.226,00	11,000	1
XT7	800	Ekip Dip LIG	800	XT7H M 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA101490R1	4.906,00	11,000	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA101491R1	6.992,00	11,000	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Dip LIG In=1250A	1SDA101492R1	7.290,00	11,000	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Dip LIG In=1600A	1SDA101493R1	10.118,00	11,000	1
XT7	800	Ekip Touch LSI	800	XT7H M 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA101442R1	5.418,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA101443R1	7.502,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA101444R1	7.802,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA101445R1	10.630,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch LSIG	800	XT7H M 800 Ekip Touch LSIG In=800A	1SDA101446R1	6.148,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A	1SDA101447R1	8.234,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A	1SDA101448R1	8.531,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A	1SDA101449R1	11.360,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSI	800	XT7H M 800 Ekip Touch Measuring LSI In=800A	1SDA101450R1	6.621,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Touch Measuring LSI In=1000A	1SDA101451R1	8.703,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Touch Measuring LSI In=1250A	1SDA101452R1	9.002,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Touch Measuring LSI In=1600A	1SDA101453R1	11.830,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSIG	800	XT7H M 800 Ekip Touch Measuring LSIG In=800A	1SDA101454R1	7.373,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Touch Measuring LSIG In=1000A	1SDA101455R1	9.458,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Touch Measuring LSIG In=1250A	1SDA101456R1	9.754,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Touch Measuring LSIG In=1600A	1SDA101457R1	12.585,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7H M 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA101458R1	8.837,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA101459R1	10.923,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA101460R1	11.219,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA101461R1	14.048,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSIG	800	XT7H M 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101462R1	10.044,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101463R1	12.129,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101464R1	12.427,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101465R1	15.256,00	9,700	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT7 M

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7 M

XT7H M (I_{cu} 70 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip Dip LS/I	800	XT7H M 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA101710R1	5.950,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA101711R1	8.659,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A	1SDA101712R1	9.048,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A	1SDA101713R1	12.723,00	14,000	1
XT7	800	Ekip Dip LSI	800	XT7H M 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA101714R1	6.239,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA101715R1	8.949,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A	1SDA101716R1	9.336,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Dip LSI In=1600A	1SDA101717R1	13.015,00	14,000	1
XT7	800	Ekip Dip LSIG	800	XT7H M 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA101718R1	6.522,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA101719R1	9.229,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A	1SDA101720R1	9.618,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A	1SDA101721R1	13.296,00	14,000	1
XT7	800	Ekip Dip LIG	800	XT7H M 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA101762R1	6.379,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA101763R1	9.090,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Dip LIG In=1250A	1SDA101764R1	9.478,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Dip LIG In=1600A	1SDA101765R1	13.155,00	14,000	1
XT7	800	Ekip Touch LSI	800	XT7H M 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA101722R1	7.046,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA101723R1	9.753,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA101724R1	10.140,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA101725R1	13.818,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch LSIG	800	XT7H M 800 Ekip Touch LSIG In=800A	1SDA101726R1	7.992,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A	1SDA101727R1	10.702,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A	1SDA101728R1	11.089,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A	1SDA101729R1	14.767,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSI	800	XT7H M 800 Ekip Touch Measuring LSI In=800A	1SDA101730R1	8.606,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Touch Measuring LSI In=1000A	1SDA101731R1	11.313,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Touch Measuring LSI In=1250A	1SDA101732R1	11.701,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Touch Measuring LSI In=1600A	1SDA101733R1	15.378,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSIG	800	XT7H M 800 Ekip Touch Measuring LSIG In=800A	1SDA101734R1	9.586,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Touch Measuring LSIG In=1000A	1SDA101735R1	12.294,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Touch Measuring LSIG In=1250A	1SDA101736R1	12.682,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Touch Measuring LSIG In=1600A	1SDA101737R1	16.360,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7H M 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA101738R1	11.490,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA101739R1	14.200,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA101740R1	14.586,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA101741R1	18.263,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSIG	800	XT7H M 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101742R1	13.059,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101743R1	15.767,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101744R1	16.155,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101745R1	19.833,00	12,500	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT7 M

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7 M

XT7L M (I_{cu} 120 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip Dip LS/I	800	XT7L M 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA101494R1	4.906,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA101495R1	6.698,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A	1SDA101496R1	7.464,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A	1SDA101497R1	10.496,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Dip LSI	800	XT7L M 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA101498R1	5.129,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA101499R1	6.918,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A	1SDA101500R1	7.688,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Dip LSI In=1600A	1SDA101501R1	10.719,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Dip LSIG	800	XT7L M 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA101502R1	5.348,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA101503R1	7.137,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A	1SDA101504R1	7.905,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A	1SDA101505R1	10.934,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Dip LIG	800	XT7L M 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA101554R1	5.240,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA101555R1	7.027,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Dip LIG In=1250A	1SDA101556R1	7.793,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Dip LIG In=1600A	1SDA101557R1	10.826,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch LSI	800	XT7L M 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA101506R1	5.749,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA101507R1	7.538,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA101508R1	8.305,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA101509R1	11.338,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch LSIG	800	XT7L M 800 Ekip Touch LSIG In=800A	1SDA101510R1	6.481,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A	1SDA101511R1	8.268,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A	1SDA101512R1	9.036,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A	1SDA101513R1	12.067,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSI	800	XT7L M 800 Ekip Touch Measuring LSI In=800A	1SDA101514R1	6.950,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Touch Measuring LSI In=1000A	1SDA101515R1	8.739,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Touch Measuring LSI In=1250A	1SDA101516R1	9.507,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Touch Measuring LSI In=1600A	1SDA101517R1	12.537,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSIG	800	XT7L M 800 Ekip Touch Measuring LSIG In=800A	1SDA101518R1	7.702,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Touch Measuring LSIG In=1000A	1SDA101519R1	9.493,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Touch Measuring LSIG In=1250A	1SDA101520R1	10.260,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Touch Measuring LSIG In=1600A	1SDA101521R1	13.294,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7L M 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA101522R1	9.167,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA101523R1	10.959,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA101524R1	11.726,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA101525R1	14.758,00	9,700	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSIG	800	XT7L M 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101526R1	10.374,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101527R1	12.166,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101528R1	12.934,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101529R1	15.963,00	9,700	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT7 M

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7 M

XT7L M (I_{cu} 120 kA) Ekip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip Dip LS/I	800	XT7L M 800 Ekip Dip LS/I In=800A	1SDA101766R1	6.379,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A	1SDA101767R1	8.704,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A	1SDA101768R1	9.704,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A	1SDA101769R1	13.644,00	14,000	1
XT7	800	Ekip Dip LSI	800	XT7L M 800 Ekip Dip LSI In=800A	1SDA101770R1	6.670,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A	1SDA101771R1	8.996,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A	1SDA101772R1	9.992,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Dip LSI In=1600A	1SDA101773R1	13.934,00	14,000	1
XT7	800	Ekip Dip LSIG	800	XT7L M 800 Ekip Dip LSIG In=800A	1SDA101774R1	6.952,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A	1SDA101775R1	9.277,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A	1SDA101776R1	10.275,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A	1SDA101777R1	14.216,00	14,000	1
XT7	800	Ekip Dip LIG	800	XT7L M 800 Ekip Dip LIG In=800A	1SDA101818R1	6.811,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Dip LIG In=1000A	1SDA101819R1	9.135,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Dip LIG In=1250A	1SDA101820R1	10.134,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Dip LIG In=1600A	1SDA101821R1	14.073,00	14,000	1
XT7	800	Ekip Touch LSI	800	XT7L M 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA101778R1	7.474,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA101779R1	9.799,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA101780R1	10.796,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA101781R1	14.738,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch LSIG	800	XT7L M 800 Ekip Touch LSIG In=800A	1SDA101782R1	8.424,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A	1SDA101783R1	10.749,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A	1SDA101784R1	11.747,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A	1SDA101785R1	15.687,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSI	800	XT7L M 800 Ekip Touch Measuring LSI In=800A	1SDA101786R1	9.035,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Touch Measuring LSI In=1000A	1SDA101787R1	11.361,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Touch Measuring LSI In=1250A	1SDA101788R1	12.359,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Touch Measuring LSI In=1600A	1SDA101789R1	16.299,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Touch Measuring LSIG	800	XT7L M 800 Ekip Touch Measuring LSIG In=800A	1SDA101790R1	10.016,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Touch Measuring LSIG In=1000A	1SDA101791R1	12.342,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Touch Measuring LSIG In=1250A	1SDA101792R1	13.337,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Touch Measuring LSIG In=1600A	1SDA101793R1	17.279,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7L M 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA101794R1	11.920,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA101795R1	14.244,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA101796R1	15.244,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA101797R1	19.184,00	12,500	1
XT7	800	Ekip Hi-Touch LSIG	800	XT7L M 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101798R1	13.488,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101799R1	15.815,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101800R1	16.812,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101801R1	20.753,00	12,500	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT für die Energieverteilung

XT7 M

Technischer Katalog

Lasttrennschalter XT7

XT7/XT7 M D Lasttrennschalter – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	1.000	XT7D 1000	1SDA101906R1	3.086,00	9,700	1
	1.250	XT7D 1250	1SDA101907R1	3.405,00	9,700	1
	1.600	XT7D 1600	1SDA101908R1	4.747,00	9,700	1
XT7 M	1.000	XT7D M 1000	1SDA101912R1	3.549,00	11,000	1
	1.250	XT7D M 1250	1SDA101913R1	3.917,00	11,000	1
	1.600	XT7D M 1600	1SDA101914R1	5.458,00	11,000	1

XT7/XT7 M D Lasttrennschalter – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	1.000	XT7D 1000	1SDA101909R1	4.011,00	12,500	1
	1.250	XT7D 1250	1SDA101910R1	4.429,00	12,500	1
	1.600	XT7D 1600	1SDA101911R1	6.171,00	12,500	1
XT7 M	1.000	XT7D M 1000	1SDA101915R1	4.614,00	14,000	1
	1.250	XT7D M 1250	1SDA101916R1	5.093,00	14,000	1
	1.600	XT7D M 1600	1SDA101917R1	7.098,00	14,000	1

XT7 Ekip Elektronischer Schutzauslöser für die Energieverteilung - 3-/4-polig

Baugröße	I_u A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7/ XT7 M		Ekip Dip LSI	1SDA101919R1	1.887,00	1,300	1
		Ekip Dip LSIG	1SDA101920R1	2.104,00	1,300	1
		Ekip Touch LSI	1SDA101921R1	2.509,00	1,300	1
		Ekip Touch LSIG	1SDA101922R1	3.241,00	1,300	1
		Ekip Touch Measuring LSI	1SDA101923R1	3.713,00	1,300	1
		Ekip Touch Measuring LSIG	1SDA101924R1	4.471,00	1,300	1
		Ekip Hi-Touch LSI	1SDA101925R1	5.940,00	1,300	1
		Ekip Hi-Touch LSIG	1SDA101926R1	7.152,00	1,300	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Motorschutz

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2N (I_{cu} 36 kA) MF / MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	MF	1	XT2N 160 MF 1 Im=14	1SDA067044R1	342,00	1,100	1
			2	XT2N 160 MF 2 Im=28	1SDA067045R1	342,00	1,100	1
			4	XT2N 160 MF 4 Im=56	1SDA067046R1	342,00	1,100	1
			8,5	XT2N 160 MF 8,5 Im=120	1SDA067047R1	342,00	1,100	1
			12,5	XT2N 160 MF 12,5 Im=175	1SDA067048R1	342,00	1,100	1
XT2	160	MA	20	XT2N 160 MA 20 Im=120-280	1SDA067049R1	342,00	1,100	1
			32	XT2N 160 MA 32 Im=192-448	1SDA067050R1	342,00	1,581	1
			52	XT2N 160 MA 52 Im=314-728	1SDA067051R1	342,00	1,588	1
			80	XT2N 160 MA 80 Im=480-1120	1SDA067052R1	387,00	1,588	1
			100	XT2N 160 MA 100 Im=600-1400	1SDA067053R1	433,00	1,100	1
			160	XT2N 160 MA 160 Im=960-2240	1SDA076529R1	509,00	3,100	1

XT2S (I_{cu} 50 kA) MF / MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	MF	1	XT2S 160 MF 1 Im=14	1SDA067760R1	369,00	1,100	1
			2	XT2S 160 MF 2 Im=28	1SDA067761R1	369,00	1,100	1
			4	XT2S 160 MF 4 Im=56	1SDA067762R1	369,00	1,100	1
			8,5	XT2S 160 MF 8,5 Im=120	1SDA067763R1	369,00	1,100	1
			12,5	XT2S 160 MF 12,5 Im=175	1SDA067764R1	369,00	1,100	1
XT2	160	MA	20	XT2S 160 MA 20 Im=120-280	1SDA067765R1	369,00	1,598	1
			32	XT2S 160 MA 32 Im=192-448	1SDA067766R1	369,00	1,586	1
			52	XT2S 160 MA 52 Im=314-728	1SDA067767R1	369,00	1,594	1
			80	XT2S 160 MA 80 Im=480-1120	1SDA067768R1	413,00	1,591	1
			100	XT2S 160 MA 100 Im=600-1400	1SDA067769R1	463,00	1,593	1
			160	XT2S 160 MA 160 Im=960-2240	1SDA076530R1	547,00	1,100	1

XT2H (I_{cu} 70 kA) MF / MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	MF	1	XT2H 160 MF 1 Im=14	1SDA067770R1	387,00	1,100	1
			2	XT2H 160 MF 2 Im=28	1SDA067771R1	387,00	1,100	1
			4	XT2H 160 MF 4 Im=56	1SDA067772R1	387,00	1,100	1
			8,5	XT2H 160 MF 8,5 Im=120	1SDA067773R1	387,00	1,100	1
			12,5	XT2H 160 MF 12,5 Im=175	1SDA067774R1	387,00	1,100	1
XT2	160	MA	20	XT2H 160 MA 20 Im=120-280	1SDA067775R1	387,00	1,100	1
			32	XT2H 160 MA 32 Im=192-448	1SDA067776R1	387,00	1,100	1
			52	XT2H 160 MA 52 Im=314-728	1SDA067777R1	387,00	1,400	1
			80	XT2H 160 MA 80 Im=480-1120	1SDA067778R1	440,00	1,100	1
			100	XT2H 160 MA 100 Im=600-1400	1SDA067779R1	486,00	1,100	1
			160	XT2H 160 MA 160 Im=960-2240	1SDA076535R1	575,00	1,500	1

XT2L (I_{cu} 120 kA) MF / MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	MF	1	XT2L 160 MF 1 Im=14	1SDA067780R1	468,00	1,100	1
			2	XT2L 160 MF 2 Im=28	1SDA067781R1	468,00	1,100	1
			4	XT2L 160 MF 4 Im=56	1SDA067782R1	468,00	1,100	1
			8,5	XT2L 160 MF 8,5 Im=120	1SDA067783R1	468,00	1,100	1
			12,5	XT2L 160 MF 12,5 Im=175	1SDA067784R1	468,00		1
XT2	160	MA	20	XT2L 160 MA 20 Im=120-280	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			32	XT2L 160 MA 32 Im=192-448				1
			52	XT2L 160 MA 52 Im=314-728				1
			80	XT2L 160 MA 80 Im=480-1120				1
			100	XT2L 160 MA 100 Im=600-1400				1
			160	XT2L 160 MA 160 Im=960-2240				1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Motorschutz

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2V (I_{cu} 150 kA) MF / MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	MF	1	XT2V 160 MF 1 Im=14	1SDA067790R1	515,00	1,100	1
			2	XT2V 160 MF 2 Im=28	1SDA067791R1	515,00	1,100	1
			4	XT2V 160 MF 4 Im=56	1SDA067792R1	515,00	1,100	1
			8,5	XT2V 160 MF 8,5 Im=120	1SDA067793R1	515,00	1,100	1
			12,5	XT2V 160 MF 12,5 Im=175	1SDA067794R1	515,00	1,100	1
XT2	160	MA	20	XT2V 160 MA 20 Im=120-280	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			32	XT2V 160 MA 32 Im=192-448				1
			52	XT2V 160 MA 52 Im=314-728				1
			80	XT2V 160 MA 80 Im=480-1120				1
			100	XT2V 160 MA 100 Im=600-1400				1
			160	XT2V 160 MA 160 Im=960-2240				1

XT2 Schutzauslöser für den Motorschutz – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2		MF	20	MA 20 Im=120-280	1SDA067290R1	282,00	0,800	1
			32	MA 32 Im=192-448	1SDA067291R1	282,00	0,800	1
			52	MA 52 Im=314-728	1SDA067292R1	282,00	0,800	1
			80	MA 80 Im=480-1120	1SDA067293R1	314,00	0,800	1
			100	MA 100 Im=600-1400	1SDA067294R1	314,00	0,800	1
			160	MA 160 Im=960-2240	1SDA076538R1	370,00	0,800	1
XT2		Ekip M-LIU	25	Ekip M-LIU In=25A	1SDA067352R1	554,00	1,000	1
			63	Ekip M-LIU In=63A	1SDA067353R1	554,00	1,000	1
			100	Ekip M-LIU In=100A	1SDA067354R1	554,00	1,000	1
			160	Ekip M-LIU In=160A	1SDA067355R1	652,00	1,000	1
XT2		Ekip M-LRIU	25	Ekip M-LRIU In=25A	1SDA067357R1	578,00	1,000	1
			63	Ekip M-LRIU In=63A	1SDA067358R1	578,00	1,000	1
			100	Ekip M-LRIU In=100A	1SDA067359R1	578,00	1,000	1
XT2		Ekip M Touch LRIU	40	Ekip M Touch LRIU In=40A	1SDA100124R1	723,00	1,000	1
			63	Ekip M Touch LRIU In=63A	1SDA100125R1	723,00	1,000	1
			100	Ekip M Touch LRIU In=100A	1SDA100126R1	723,00	1,000	1

XT2 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [2] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	36		XT2N 160 Schalteinheit	1SDA068163R1	196,00	1,224	1
	160	50		XT2S 160 Schalteinheit	1SDA068164R1	236,00	0,820	1
	160	70		XT2H 160 Schalteinheit	1SDA068165R1	279,00	0,820	1
	160	120		XT2L 160 Schalteinheit	1SDA068166R1	397,00	0,820	1
	160	150		XT2V 160 Schalteinheit	1SDA068167R1	456,00	0,820	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.
2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Motorschutz

XT3

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT3

XT3N (I_{cu} 36 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT3	250	MA	100	XT3N 250 MA 100 Im=600-1200	1SDA068071R1	602,00	1,600	1
			125	XT3N 250 MA 125 Im=750-1500	1SDA068072R1	745,00	1,600	1
			160	XT3N 250 MA 160 Im=960-1920	1SDA068073R1	857,00	1,600	1
			200	XT3N 250 MA 200 Im=1200-2400	1SDA068074R1	1.023,00	1,600	1

XT3S (I_{cu} 50 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT3	250	MA	100	XT3S 250 MA 100 Im=600-1200	1SDA068279R1	744,00	1,600	1
			125	XT3S 250 MA 125 Im=750-1500	1SDA068280R1	855,00	1,600	1
			160	XT3S 250 MA 160 Im=960-1920	1SDA068281R1	958,00	1,600	1
			200	XT3S 250 MA 200 Im=1200-2400	1SDA068282R1	1.058,00	1,600	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Motorschutz

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4N (I_{cu} 36 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	MA	10	XT4N 160 MA 10 Im=50-100	1SDA068112R1	628,00	2,050	1
			12,5	XT4N 160 MA 12,5 Im=62,5-125	1SDA068113R1	628,00	2,050	1
			20	XT4N 160 MA 20 Im=100-200	1SDA068114R1	628,00	2,050	1
			32	XT4N 160 MA 32 Im=160-320	1SDA068115R1	628,00	2,050	1
			52	XT4N 160 MA 52 Im=260-520	1SDA068116R1	628,00	2,050	1
			80	XT4N 160 MA 80 Im=400-800	1SDA068117R1	706,00	2,050	1
			100	XT4N 160 MA 100 Im=500-1000	1SDA068118R1	783,00	2,050	1
			125	XT4N 160 MA 125 Im=625-1160	1SDA068119R1	861,00	2,050	1
			160	XT4N 160 MA 160 Im=800-1600	1SDA068120R1	1.023,00	2,050	1
XT4	250	MA	200	XT4N 250 MA 200 Im=1000-2000	1SDA068121R1	1.127,00	2,050	1

XT4S (I_{cu} 50 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	MA	10	XT4S 160 MA 10 Im=50-100	1SDA068431R1	684,00	2,050	1
			12,5	XT4S 160 MA 12,5 Im=62,5-125	1SDA068432R1	684,00	2,050	1
			20	XT4S 160 MA 20 Im=100-200	1SDA068433R1	684,00	2,050	1
			32	XT4S 160 MA 32 Im=160-320	1SDA068434R1	684,00	2,050	1
			52	XT4S 160 MA 52 Im=260-520	1SDA068435R1	684,00	2,050	1
			80	XT4S 160 MA 80 Im=400-800	1SDA068436R1	752,00	2,050	1
			100	XT4S 160 MA 100 Im=500-1000	1SDA068437R1	837,00	2,050	1
			125	XT4S 160 MA 125 Im=625-1160	1SDA068438R1	918,00	2,050	1
			160	XT4S 160 MA 160 Im=800-1600	1SDA068439R1	1.080,00	2,050	1
XT4	250	MA	200	XT4S 250 MA 200 Im=1000-2000	1SDA068440R1	1.187,00	2,050	1

XT4H (I_{cu} 70 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	MA	10	XT4H 160 MA 10 Im=50-100	1SDA068441R1	738,00	2,050	1
			12,5	XT4H 160 MA 12,5 Im=62,5-125	1SDA068442R1	738,00	2,050	1
			20	XT4H 160 MA 20 Im=100-200	1SDA068443R1	738,00	2,050	1
			32	XT4H 160 MA 32 Im=160-320	1SDA068444R1	738,00	2,050	1
			52	XT4H 160 MA 52 Im=260-520	1SDA068445R1	738,00	2,050	1
			80	XT4H 160 MA 80 Im=400-800	1SDA068446R1	811,00	2,050	1
			100	XT4H 160 MA 100 Im=500-1000	1SDA068447R1	904,00	2,050	1
			125	XT4H 160 MA 125 Im=625-1160	1SDA068448R1	993,00	2,050	1
			160	XT4H 160 MA 160 Im=800-1600	1SDA068449R1	1.166,00	2,050	1
XT4	250	MA	200	XT4H 250 MA 200 Im=1000-2000	1SDA068450R1	1.282,00	2,050	1

XT4L (I_{cu} 120 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	MA	10	XT4L 160 MA 10 Im=50-100	1SDA068451R1	752,00	2,050	1
			12,5	XT4L 160 MA 12,5 Im=62,5-125	1SDA068452R1	752,00	2,050	1
			20	XT4L 160 MA 20 Im=100-200	1SDA068453R1	752,00	2,050	1
			32	XT4L 160 MA 32 Im=160-320	1SDA068454R1	752,00	2,050	1
			52	XT4L 160 MA 52 Im=260-520	1SDA068455R1	752,00	2,050	1
			80	XT4L 160 MA 80 Im=400-800	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			100	XT4L 160 MA 100 Im=500-1000				1
			125	XT4L 160 MA 125 Im=625-1160				1
			160	XT4L 160 MA 160 Im=800-1600				1
XT4	250	MA	200	XT4L 250 MA 200 Im=1000-2000	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Motorschutz

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4V (I_{cu} 150 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	MA	10	XT4V 160 MA 10 Im=50-100	1SDA101954R1	1.261,00	1,300	1
			12,5	XT4V 160 MA 12,5 Im=62,5-125	1SDA101955R1	1.261,00	1,300	1
			20	XT4V 160 MA 20 Im=100-200	1SDA107704R1	1.461,00	2,050	1
			32	XT4V 160 MA 32 Im=160-320	1SDA107705R1	1.461,00	2,050	1
			52	XT4V 160 MA 52 Im=260-520	1SDA107706R1	1.461,00	2,050	1
			80	XT4V 160 MA 80 Im=400-800	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			100	XT4V 160 MA 100 Im=500-1000				1
			125	XT4V 160 MA 125 Im=625-1160				1
			160	XT4V 160 MA 160 Im=800-1600				1
XT4	250	MA	200	XT4V 250 MA 200 Im=1000-2000	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1

XT4X (I_{cu} 200 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	MA	10	XT4X 160 MA 10 Im=50-100	1SDA101956R1	1.520,00	1,300	1
			12,5	XT4X 160 MA 12,5 Im=62,5-125	1SDA101957R1	1.520,00	1,300	1
			20	XT4X 160 MA 20 Im=100-200	1SDA107707R1	1.761,00	2,050	1
			32	XT4X 160 MA 32 Im=160-320	1SDA107708R1	1.761,00	2,050	1
			52	XT4X 160 MA 52 Im=260-520	1SDA107709R1	1.761,00	2,050	1
			80	XT4X 160 MA 80 Im=400-800	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			100	XT4X 160 MA 100 Im=500-1000				1
			125	XT4X 160 MA 125 Im=625-1160				1
			160	XT4X 160 MA 160 Im=800-1600				1
XT4	250	MA	200	XT4X 250 MA 200 Im=1000-2000	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Motorschutz

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4 Schutzauslöser für den Motorschutz – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT4		MA	80	MA 80 Im=400-800	1SDA067493R1	393,00	0,800	1
			100	MA 100 Im=600-1000	1SDA067494R1	393,00	0,800	1
			125	MA 125 Im=625-1250	1SDA067495R1	393,00	0,800	1
			160	MA 160 Im=800-1600	1SDA067496R1	589,00	0,800	1
			200	MA 200 Im=1000-2000	1SDA067497R1	615,00	0,800	1
		Ekip I	40	Ekip I In=40A	1SDA067503R1	431,00	1,000	1
			63	Ekip I In=63A	1SDA067504R1	431,00	1,000	1
			100	Ekip I In=100A	1SDA067505R1	431,00	1,000	1
			160	Ekip I In=160A	1SDA067506R1	708,00	1,000	1
			250	Ekip I In=250A	1SDA067507R1	870,00	1,000	1
		Ekip M-LIU	40	Ekip M-LIU In=40A	1SDA068028R1	578,00	1,000	1
			63	Ekip M-LIU In=63A	1SDA068029R1	578,00	1,000	1
			100	Ekip M-LIU In=100A	1SDA068030R1	578,00	1,000	1
			160	Ekip M-LIU In=160A	1SDA068031R1	983,00	1,000	1
		Ekip M-LRIU	40	Ekip M-LRIU In=40A	1SDA068033R1	613,00	1,000	1
			63	Ekip M-LRIU In=63A	1SDA068034R1	613,00	1,000	1
			100	Ekip M-LRIU In=100A	1SDA068035R1	613,00	1,000	1
			160	Ekip M-LRIU In=160A	1SDA068036R1	1.036,00	1,000	1
			200	Ekip M-LRIU In=200A	1SDA068037R1	1.193,00	1,000	1
		Ekip M Touch LRIU	100	Ekip M Touch LRIU In=100A	1SDA100297R1	1.488,00	1,000	1
			160	Ekip M Touch LRIU In=160A	1SDA100298R1	1.488,00	1,000	1
			200	Ekip M Touch LRIU In=200A	1SDA100299R1	1.488,00	1,000	1

XT4 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [2] - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT4	160	36		XT4N 160 Schalteinheit	1SDA068289R1	399,00	1,650	1
	250	36		XT4N 250 Schalteinheit	1SDA068173R1	397,00	1,826	1
	160	50		XT4S 160 Schalteinheit	1SDA068290R1	442,00	1,650	1
	250	50		XT4S 250 Schalteinheit	1SDA068174R1	441,00	1,820	1
	160	70		XT4H 160 Schalteinheit	1SDA068291R1	605,00	1,826	1
	250	70		XT4H 250 Schalteinheit	1SDA068175R1	684,00	1,650	1
	160	120		XT4L 160 Schalteinheit	1SDA068292R1	680,00	1,650	1
	250	120		XT4L 250 Schalteinheit	1SDA068176R1	700,00	1,650	1
	160	150		XT4V 160 Schalteinheit	1SDA100261R1	867,00	8,200	1
	250	150		XT4V 250 Schalteinheit	1SDA100262R1	913,00	8,200	1
	160	200		XT4X 160 Schalteinheit	1SDA100265R1	1.129,00	8,200	1
	250	200		XT4X 250 Schalteinheit	1SDA100266R1	1.187,00	8,200	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.
2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Motorschutz

XT5

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT5

XT5N (I_{cu} 36 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	MA	320	XT5N 400 MA 320-3200	1SDA100364R1	1.754,00	4,775	1
			400	XT5N 400 MA 400-4000	1SDA100365R1	1.754,00	4,775	1
XT5	630	MA	500	XT5N 630 MA 500-5000	1SDA100366R1	2.353,00	4,775	1

XT5N (I_{cu} 36 kA) Ekip M Dip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip M Dip I	320	XT5N 400 Ekip M Dip I In=320A	1SDA100367R1	1.815,00	4,820	1
			400	XT5N 400 Ekip M Dip I In=400A	1SDA100368R1	1.815,00	4,820	1
XT5	630	Ekip M Dip I	630	XT5N 630 Ekip M Dip I In=630A	1SDA100369R1	2.429,00	4,820	1
XT5	400	Ekip M Dip LIU	250	XT5N 400 Ekip M Dip LIU In=250A	1SDA100370R1	2.207,00	4,820	1
			320	XT5N 400 Ekip M Dip LIU In=320A	1SDA100371R1	2.207,00	4,820	1
			400	XT5N 400 Ekip M Dip LIU In=400A	1SDA100372R1	2.207,00	4,820	1
XT5	630	Ekip M Dip LIU	500	XT5N 630 Ekip M Dip LIU In=500A	1SDA100373R1	2.547,00	4,820	1

XT5S (I_{cu} 50 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	MA	320	XT5S 400 MA 320-3200	1SDA100434R1	1.849,00	4,775	1
			400	XT5S 400 MA 400-4000	1SDA100435R1	1.849,00	4,775	1
XT5	630	MA	500	XT5S 630 MA 500-5000	1SDA100436R1	2.481,00	4,775	1

XT5S (I_{cu} 50 kA) Ekip M Dip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip M Dip I	320	XT5S 400 Ekip M Dip I In=320A	1SDA100437R1	1.910,00	4,820	1
			400	XT5S 400 Ekip M Dip I In=400A	1SDA100438R1	1.910,00	4,820	1
XT5	630	Ekip M Dip I	630	XT5S 630 Ekip M Dip I In=630A	1SDA100439R1	2.556,00	4,820	1
XT5	400	Ekip M Dip LIU	250	XT5S 400 Ekip M Dip LIU In=250A	1SDA100440R1	2.303,00	4,820	1
			320	XT5S 400 Ekip M Dip LIU In=320A	1SDA100441R1	2.303,00	4,820	1
			400	XT5S 400 Ekip M Dip LIU In=400A	1SDA100442R1	2.303,00	4,820	1
XT5	630	Ekip M Dip LIU	500	XT5S 630 Ekip M Dip LIU In=500A	1SDA100443R1	2.672,00	4,820	1

XT5H (I_{cu} 70 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	MA	320	XT5H 400 MA 320-3200	1SDA100500R1	2.041,00	4,775	1
			400	XT5H 400 MA 400-4000	1SDA100501R1	2.041,00	4,775	1
XT5	630	MA	500	XT5H 630 MA 500-5000	1SDA100502R1	2.736,00	4,775	1

XT5H (I_{cu} 70 kA) Ekip M Dip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip M Dip I	320	XT5H 400 Ekip M Dip I In=320A	1SDA100503R1	2.100,00	4,820	1
			400	XT5H 400 Ekip M Dip I In=400A	1SDA100504R1	2.100,00	4,820	1
XT5	630	Ekip M Dip I	630	XT5H 630 Ekip M Dip I In=630A	1SDA100505R1	2.810,00	4,820	1
XT5	400	Ekip M Dip LIU	250	XT5H 400 Ekip M Dip LIU In=250A	1SDA100506R1	2.490,00	4,820	1
			320	XT5H 400 Ekip M Dip LIU In=320A	1SDA100507R1	2.490,00	4,820	1
			400	XT5H 400 Ekip M Dip LIU In=400A	1SDA100508R1	2.490,00	4,820	1
XT5	630	Ekip M Dip LIU	500	XT5H 630 Ekip M Dip LIU In=500A	1SDA100509R1	2.928,00	4,820	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Motorschutz

XT5

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT5

XT5L (I_{cu} 120 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	MA	320	XT5L 400 MA 320-3200	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5L 400 MA 400-4000				1
XT5	630	MA	500	XT5L 630 MA 500-5000				1

XT5L (I_{cu} 120 kA) Ekip M Dip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip M Dip I	320	XT5L 400 Ekip M Dip I In=320A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5L 400 Ekip M Dip I In=400A				1
XT5	630	Ekip M Dip I	630	XT5L 630 Ekip M Dip I In=630A				1
XT5	400	Ekip M Dip LIU	250	XT5L 400 Ekip M Dip LIU In=250A				1
			320	XT5L 400 Ekip M Dip LIU In=320A				1
			400	XT5L 400 Ekip M Dip LIU In=400A				1
XT5	630	Ekip M Dip LIU	500	XT5L 630 Ekip M Dip LIU In=500A				1

XT5V (I_{cu} 150 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	MA	320	XT5V 400 MA 320-3200	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5V 400 MA 400-4000				1
XT5	630	MA	500	XT5V 630 MA 500-5000				1

XT5V (I_{cu} 150 kA) Ekip M Dip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip M Dip I	320	XT5V 400 Ekip M Dip I In=320A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5V 400 Ekip M Dip I In=400A				1
XT5	630	Ekip M Dip I	630	XT5V 630 Ekip M Dip I In=630A				1
XT5	400	Ekip M Dip LIU	250	XT5V 400 Ekip M Dip LIU In=250A				1
			320	XT5V 400 Ekip M Dip LIU In=320A				1
			400	XT5V 400 Ekip M Dip LIU In=400A				1
XT5	630	Ekip M Dip LIU	500	XT5V 630 Ekip M Dip LIU In=500A				1

XT5X (I_{cu} 200 kA) MA Magnetischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	MA	320	XT5X 400 MA 320-3200	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5X 400 MA 400-4000				1
XT5	630	MA	500	XT5X 630 MA 500-5000				1

XT5X (I_{cu} 200 kA) Ekip M Dip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	Ekip M Dip I	320	XT5X 400 Ekip M Dip I In=320A	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5X 400 Ekip M Dip I In=400A				1
XT5	630	Ekip M Dip I	630	XT5X 630 Ekip M Dip I In=630A				1
XT5	400	Ekip M Dip LIU	250	XT5X 400 Ekip M Dip LIU In=250A				1
			320	XT5X 400 Ekip M Dip LIU In=320A				1
			400	XT5X 400 Ekip M Dip LIU In=400A				1
XT5	630	Ekip M Dip LIU	500	XT5X 630 Ekip M Dip LIU In=500A				1

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Motorschutz

XT5

Technischer Katalog

Thermo-Magnetischer Schutzauslöser

Ekip Dip Schutzauslöser

Ekip Touch Schutzauslöser

XT5 Schalteinheit

XT5 Schutzauslöser für den Motorschutz – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5		MA	320	MA 320 Im=2240-4160	1SDA100614R1	1.142,00	1,350	1
			400	MA 400 Im=2800-5200	1SDA100615R1	1.142,00	1,350	1
			500	MA 500 Im=3500-6500	1SDA100616R1	1.405,00	1,350	1
		Ekip M Dip I	320	Ekip M Dip I In=320A	1SDA100617R1	1.201,00	1,395	1
			400	Ekip M Dip I In=400A	1SDA100618R1	1.201,00	1,395	1
			630	Ekip M Dip I In=630A	1SDA100619R1	1.477,00	1,395	1
		Ekip M Dip LIU	250	Ekip M Dip LIU In=250A	1SDA100620R1	1.595,00	1,395	1
			320	Ekip M Dip LIU In=320A	1SDA100621R1	1.595,00	1,395	1
			400	Ekip M Dip LIU In=400A	1SDA100622R1	1.595,00	1,395	1
			500	Ekip M Dip LIU In=500A	1SDA100623R1	1.595,00	1,395	1
		Ekip M Touch LRIU	250	Ekip M Touch LRIU In=250A	1SDA100624R1	1.773,00	1,395	1
			320	Ekip M Touch LRIU In=320A	1SDA100625R1	1.773,00	1,395	1
			400	Ekip M Touch LRIU In=400A	1SDA100626R1	1.773,00	1,395	1
			500	Ekip M Touch LRIU In=500A	1SDA100627R1	1.773,00	1,395	1

XT5 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [2] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	36		XT5N 400 Schalteinheit	1SDA100550R1	612,00	3,425	1
	630	36		XT5N 630 Schalteinheit	1SDA100551R1	953,00	3,425	1
	400	50		XT5S 400 Schalteinheit	1SDA100554R1	708,00	3,425	1
	630	50		XT5S 630 Schalteinheit	1SDA100555R1	1.080,00	3,425	1
	400	70		XT5H 400 Schalteinheit	1SDA100558R1	897,00	3,425	1
	630	70		XT5H 630 Schalteinheit	1SDA100559R1	1.335,00	3,425	1
	400	120		XT5L 400 Schalteinheit	1SDA100562R1	1.051,00	3,425	1
	630	120		XT5L 630 Schalteinheit	1SDA100563R1	1.526,00	3,425	1
	400	150		XT5V 400 Schalteinheit	1SDA100566R1	1.472,00	3,425	1
	630	150		XT5V 630 Schalteinheit	1SDA100567R1	2.087,00	3,425	1
	400	200		XT5X 400 Schalteinheit	1SDA100571R1	1.767,00	3,425	1
	630	200		XT5X 630 Schalteinheit	1SDA100570R1	2.495,00	3,425	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.
2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Motorschutz

XT6

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT6

XT6N (I_{cu} 36 kA) Ekip M Dip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	Ekip M Dip I	630	XT6N 800 Ekip M Dip I In=630A	1SDA107565R1	3.178,00	9,500	1
			800	XT6N 800 Ekip M Dip I In=800A	1SDA100725R1	3.473,00	9,500	1
XT5	1.000	Ekip M Dip I	1.000	XT6N 1000 Ekip M Dip I In=1000A	1SDA100726R1	4.575,00	9,500	1
XT6	800	Ekip M Dip LIU	630	XT6N 800 Ekip M Dip LIU In=630A	1SDA107566R1	3.327,00	9,500	1
			800	XT6N 800 Ekip M Dip LIU In=800A	1SDA100727R1	3.650,00	9,500	1

XT6S (I_{cu} 50 kA) Ekip M Dip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	Ekip M Dip I	630	XT6S 800 Ekip M Dip I In=630A	1SDA107578R1	3.360,00	9,500	1
			800	XT6S 800 Ekip M Dip I In=800A	1SDA100747R1	3.656,00	9,500	1
XT5	1.000	Ekip M Dip I	1.000	XT6S 1000 Ekip M Dip I In=1000A	1SDA100748R1	4.815,00	9,500	1
XT6	800	Ekip M Dip LIU	630	XT6S 800 Ekip M Dip LIU In=630A	1SDA107579R1	3.510,00	9,500	1
			800	XT6S 800 Ekip M Dip LIU In=800A	1SDA100749R1	3.831,00	9,500	1

XT6H (I_{cu} 70 kA) Ekip M Dip Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	Ekip M Dip I	630	XT6H 800 Ekip M Dip I In=630A	1SDA107591R1	3.726,00	9,500	1
			800	XT6H 800 Ekip M Dip I In=800A	1SDA100769R1	4.020,00	9,500	1
XT5	1.000	Ekip M Dip I	1.000	XT6H 1000 Ekip M Dip I In=1000A	1SDA100770R1	6.106,00	9,500	1
XT6	800	Ekip M Dip LIU	630	XT6H 800 Ekip M Dip LIU In=630A	1SDA107592R1	3.873,00	9,500	1
			800	XT6H 800 Ekip M Dip LIU In=800A	1SDA100771R1	4.197,00	9,500	1

XT6 Schutzauslöser für den Motorschutz - Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6		Ekip M Dip I	630	Ekip M Dip I In=630A	1SDA107606R1	1.471,00	1,300	1
			800	Ekip M Dip I In=800A	1SDA100807R1	1.766,00	1,300	1
			1.000	Ekip M Dip I In=1000A	1SDA100808R1	2.100,00	1,300	1
XT6		Ekip M Dip LIU	630	Ekip M Dip LIU In=630A	1SDA107607R1	1.619,00	1,300	1
			800	Ekip M Dip LIU In=800A	1SDA100809R1	1.943,00	1,300	1

XT6 Schutzauslöser für den Motorschutz - Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	36		XT6N 800 Schalteinheit	1SDA100788R1	1.708,00	8,200	1
	1.000	36		XT6N 1000 Schalteinheit	1SDA100789R1	2.503,00	8,200	1
	800	50		XT6S 800 Schalteinheit	1SDA100792R1	1.890,00	8,200	1
	1.000	50		XT6S 1000 Schalteinheit	1SDA100793R1	2.743,00	8,200	1
	800	70		XT6H 800 Schalteinheit	1SDA100796R1	2.256,00	8,200	1
	1.000	70		XT6H 1000 Schalteinheit	1SDA100797R1	4.034,00	8,200	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.
2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Motorschutz

XT7

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7

XT7S (I_{cu} 50 kA) Ekip M Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip M Dip I	800	XT7S 800 Ekip M Dip I In=800A	1SDA100862R1	3.887,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip M Dip I In=1000A	1SDA100863R1	5.049,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip M Dip I In=1250A	1SDA100864R1	5.913,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip M Dip I In=1600A	1SDA100865R1	8.313,00	9,700	1
XT7	800	Ekip M Touch LRIU	800	XT7S 800 Ekip M Touch LRIU In=800A	1SDA100866R1	7.353,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip M Touch LRIU In=1000A	1SDA100867R1	8.513,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip M Touch LRIU In=1250A	1SDA100868R1	9.376,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip M Touch LRIU In=1600A	1SDA100869R1	11.778,00	9,700	1

XT7H (I_{cu} 70 kA) Ekip M Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip M Dip I	800	XT7H 800 Ekip M Dip I In=800A	1SDA100926R1	4.279,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip M Dip I In=1000A	1SDA100927R1	6.223,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip M Dip I In=1250A	1SDA100928R1	6.503,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip M Dip I In=1600A	1SDA100929R1	9.147,00	9,700	1
XT7	800	Ekip M Touch LRIU	800	XT7H 800 Ekip M Touch LRIU In=800A	1SDA100930R1	7.742,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip M Touch LRIU In=1000A	1SDA100931R1	9.689,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip M Touch LRIU In=1250A	1SDA100932R1	9.968,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip M Touch LRIU In=1600A	1SDA100933R1	12.613,00	9,700	1

XT7L (I_{cu} 120 kA) Ekip M Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip M Dip I	800	XT7L 800 Ekip M Dip I In=800A	1SDA100990R1	4.586,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip M Dip I In=1000A	1SDA100991R1	6.258,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip M Dip I In=1250A	1SDA100992R1	6.977,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip M Dip I In=1600A	1SDA100993R1	9.808,00	9,700	1
XT7	800	Ekip M Touch LRIU	800	XT7L 800 Ekip M Touch LRIU In=800A	1SDA100994R1	8.051,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip M Touch LRIU In=1000A	1SDA100995R1	9.723,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip M Touch LRIU In=1250A	1SDA100996R1	10.441,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip M Touch LRIU In=1600A	1SDA100997R1	13.272,00	9,700	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Motorschutz

XT7 M

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7 M

XT7S M (I_{cu} 50 kA) Ekip M Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	800	Ekip M Dip I	800	XT7S M 800 Ekip M Dip I In=800A	1SDA101402R1	4.161,00	11,000	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip M Dip I In=1000A	1SDA101403R1	5.402,00	11,000	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip M Dip I In=1250A	1SDA101404R1	6.324,00	11,000	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip M Dip I In=1600A	1SDA101405R1	8.896,00	11,000	1
XT7 M	800	Ekip M Touch LRIU	800	XT7S M 800 Ekip M Touch LRIU In=800A	1SDA101406R1	7.625,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip M Touch LRIU In=1000A	1SDA101407R1	8.867,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip M Touch LRIU In=1250A	1SDA101408R1	9.791,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip M Touch LRIU In=1600A	1SDA101409R1	12.360,00	9,700	1

XT7H M (I_{cu} 70 kA) Ekip M Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	800	Ekip M Dip I	800	XT7H M 800 Ekip M Dip I In=800A	1SDA101466R1	4.577,00	11,000	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip M Dip I In=1000A	1SDA101467R1	6.662,00	11,000	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip M Dip I In=1250A	1SDA101468R1	6.959,00	11,000	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip M Dip I In=1600A	1SDA101469R1	9.788,00	11,000	1
XT7 M	800	Ekip M Touch LRIU	800	XT7H M 800 Ekip M Touch LRIU In=800A	1SDA101470R1	8.040,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip M Touch LRIU In=1000A	1SDA101471R1	10.125,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip M Touch LRIU In=1250A	1SDA101472R1	10.423,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip M Touch LRIU In=1600A	1SDA101473R1	13.254,00	9,700	1

XT7L M (I_{cu} 120 kA) Ekip M Elektronischer Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	800	Ekip M Dip I	800	XT7L M 800 Ekip M Dip I In=800A	1SDA101530R1	4.906,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip M Dip I In=1000A	1SDA101531R1	6.698,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip M Dip I In=1250A	1SDA101532R1	7.464,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip M Dip I In=1600A	1SDA101533R1	10.496,00	9,700	1
XT7 M	800	Ekip M Touch LRIU	800	XT7L M 800 Ekip M Touch LRIU In=800A	1SDA101534R1	8.371,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip M Touch LRIU In=1000A	1SDA101535R1	10.161,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip M Touch LRIU In=1250A	1SDA101536R1	10.929,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip M Touch LRIU In=1600A	1SDA101537R1	13.959,00	9,700	1

XT7 Ekip Elektronischer Schutzauslöser für den Motorschutz - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7/ XT7 M				Ekip M Touch LRIU	1SDA101928R1	5.120,00	1,300	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Notizen

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2N (I_{cu} 36 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMG	16	XT2N 160 TMG 16-160	1SDA067716R1	342,00	1,100	1
			20	XT2N 160 TMG 20-160	1SDA067717R1	342,00	1,100	1
			25	XT2N 160 TMG 25-160	1SDA067718R1	342,00	1,100	1
			32	XT2N 160 TMG 32-160	1SDA067719R1	342,00	1,100	1
			40	XT2N 160 TMG 40-200	1SDA067720R1	375,00	1,100	1
			50	XT2N 160 TMG 50-200	1SDA067721R1	375,00	1,100	1
			63	XT2N 160 TMG 63-200	1SDA067722R1	375,00	1,100	1
			80	XT2N 160 TMG 80-240	1SDA067723R1	418,00	1,100	1
			100	XT2N 160 TMG 100-300	1SDA067724R1	463,00	1,100	1
			125	XT2N 160 TMG 125-375	1SDA067725R1	723,00	1,100	1
			160	XT2N 160 TMG 160-480	1SDA067726R1	797,00	1,571	1

XT2S (I_{cu} 50 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMG	16	XT2S 160 TMG 16-160	1SDA067738R1	369,00	1,100	1
			20	XT2S 160 TMG 20-160	1SDA067739R1	369,00	1,100	1
			25	XT2S 160 TMG 25-160	1SDA067740R1	369,00	1,100	1
			32	XT2S 160 TMG 32-160	1SDA067741R1	369,00	1,100	1
			40	XT2S 160 TMG 40-200	1SDA067742R1	400,00	1,100	1
			50	XT2S 160 TMG 50-200	1SDA067743R1	400,00	1,100	1
			63	XT2S 160 TMG 63-200	1SDA067744R1	400,00	1,100	1
			80	XT2S 160 TMG 80-240	1SDA067745R1	449,00	1,100	1
			100	XT2S 160 TMG 100-300	1SDA067746R1	497,00	1,100	1
			125	XT2S 160 TMG 125-375	1SDA067747R1	760,00	1,100	1
			160	XT2S 160 TMG 160-480	1SDA067748R1	843,00	1,100	1

XT2 Schutzauslöser für den Generatorschutz – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2		Ekip G-LS/I	25	Ekip G-LS/I In=25A	1SDA067362R1	450,00	1,000	1
			63	Ekip G-LS/I In=63A	1SDA067363R1	450,00	1,000	1
			100	Ekip G-LS/I In=100A	1SDA067364R1	450,00	1,000	1
			160	Ekip G-LS/I In=160A	1SDA067365R1	736,00	1,000	1

XT2 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [2] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	36		XT2N 160 Schalteinheit	1SDA068163R1	196,00	1,224	1
	160	50		XT2S 160 Schalteinheit	1SDA068164R1	236,00	0,820	1
	160	70		XT2H 160 Schalteinheit	1SDA068165R1	279,00	0,820	1
	160	120		XT2L 160 Schalteinheit	1SDA068166R1	397,00	0,820	1
	160	150		XT2V 160 Schalteinheit	1SDA068167R1	456,00	0,820	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.
2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT2

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT2

XT2N (I_{cu} 36 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMG	16	XT2N 160 TMG 16-160	1SDA067727R1	443,00	1,450	1
			20	XT2N 160 TMG 20-160	1SDA067728R1	443,00	1,450	1
			25	XT2N 160 TMG 25-160	1SDA067729R1	443,00	1,450	1
			32	XT2N 160 TMG 32-160	1SDA067730R1	443,00	1,450	1
			40	XT2N 160 TMG 40-200	1SDA067731R1	473,00	1,450	1
			50	XT2N 160 TMG 50-200	1SDA067732R1	473,00	1,450	1
			63	XT2N 160 TMG 63-200	1SDA067733R1	473,00	1,450	1
			80	XT2N 160 TMG 80-240	1SDA067734R1	532,00	1,450	1
			100	XT2N 160 TMG 100-300	1SDA067735R1	591,00	1,450	1
			125	XT2N 160 TMG 125-375	1SDA067736R1	924,00	1,450	1
			160	XT2N 160 TMG 160-480	1SDA067737R1	1.028,00	2,006	1

XT2S (I_{cu} 50 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	TMG	16	XT2S 160 TMG 16-160	1SDA067749R1	476,00	**1,450**	**1**
			20	XT2S 160 TMG 20-160	1SDA067750R1	476,00	1,450	1
			25	XT2S 160 TMG 25-160	1SDA067751R1	476,00	1,450	1
			32	XT2S 160 TMG 32-160	1SDA067752R1	476,00	1,450	1
			40	XT2S 160 TMG 40-200	1SDA067753R1	520,00	1,450	1
			50	XT2S 160 TMG 50-200	1SDA067754R1	520,00	1,450	1
			63	XT2S 160 TMG 63-200	1SDA067755R1	520,00	1,450	1
			80	XT2S 160 TMG 80-240	1SDA067756R1	583,00	1,450	1
			100	XT2S 160 TMG 100-300	1SDA067757R1	646,00	1,450	1
			125	XT2S 160 TMG 125-375	1SDA067758R1	985,00	1,450	1
			160	XT2S 160 TMG 160-480	1SDA067759R1	1.095,00	1,450	1

XT2 Schutzauslöser für den Generatorschutz – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2		Ekip G-LS/I	25	Ekip G-LS/I In=25A	1SDA067368R1	586,00	1,000	1
			63	Ekip G-LS/I In=63A	1SDA067369R1	586,00	1,000	1
			100	Ekip G-LS/I In=100A	1SDA067370R1	586,00	1,000	1
			160	Ekip G-LS/I In=160A	1SDA067372R1	961,00	1,000	1

XT2 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [2] - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	160	36		XT2N 160 Schalteinheit	1SDA068168R1	246,00	1,200	1
	160	50		XT2S 160 Schalteinheit	1SDA068169R1	304,00	1,200	1
	160	70		XT2H 160 Schalteinheit	1SDA068170R1	359,00	1,200	1
	160	120		XT2L 160 Schalteinheit	1SDA068171R1	471,00	1,200	1
	160	150		XT2V 160 Schalteinheit	1SDA068172R1	574,00	1,200	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.
2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT3

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT3

XT3N (I_{cu} 36 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT3	250	TMG	63	XT3N 250 TMG 63-400	1SDA068251R1	509,00	1,600	1
			80	XT3N 250 TMG 80-400	1SDA068252R1	557,00	1,600	1
			100	XT3N 250 TMG 100-400	1SDA068253R1	602,00	1,600	1
			125	XT3N 250 TMG 125-400	1SDA068254R1	745,00	1,600	1
			160	XT3N 250 TMG 160-480	1SDA068255R1	857,00	1,600	1
			200	XT3N 250 TMG 200-600	1SDA068256R1	1.023,00	1,600	1
			250	XT3N 250 TMG 250-750	1SDA068257R1	1.159,00	1,600	1

XT3S (I_{cu} 50 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT3	250	TMG	63	XT3S 250 TMG 63-400	1SDA068265R1	649,00	1,600	1
			80	XT3S 250 TMG 80-400	1SDA068266R1	699,00	1,600	1
			100	XT3S 250 TMG 100-400	1SDA068267R1	744,00	1,600	1
			125	XT3S 250 TMG 125-400	1SDA068268R1	855,00	1,600	1
			160	XT3S 250 TMG 160-480	1SDA068269R1	958,00	1,600	1
			200	XT3S 250 TMG 200-600	1SDA068270R1	1.058,00	1,600	1
			250	XT3S 250 TMG 250-750	1SDA068271R1	1.198,00	1,600	1

XT3N (I_{cu} 36 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT3	250	TMG	63	XT3N 250 TMG 63-400	1SDA068258R1	638,00	2,000	1
			80	XT3N 250 TMG 80-400	1SDA068259R1	696,00	2,000	1
			100	XT3N 250 TMG 100-400	1SDA068260R1	752,00	2,000	1
			125	XT3N 250 TMG 125-400	1SDA068261R1	932,00	2,000	1
			160	XT3N 250 TMG 160-480	1SDA068262R1	1.068,00	2,000	1
			200	XT3N 250 TMG 200-600	1SDA068263R1	1.280,00	2,000	1
			250	XT3N 250 TMG 250-750	1SDA068264R1	1.447,00	2,000	1

XT3S (Icu 50 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT3	250	TMG	63	XT3S 250 TMG 63-400	1SDA068272R1	813,00	2,000	1
			80	XT3S 250 TMG 80-400	1SDA068273R1	871,00	2,000	1
			100	XT3S 250 TMG 100-400	1SDA068274R1	931,00	2,000	1
			125	XT3S 250 TMG 125-400	1SDA068275R1	1.067,00	2,000	1
			160	XT3S 250 TMG 160-480	1SDA068276R1	1.197,00	2,000	1
			200	XT3S 250 TMG 200-600	1SDA068277R1	1.323,00	2,000	1
			250	XT3S 250 TMG 250-750	1SDA068278R1	1.500,00	2,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT4

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT4

XT4 Schutzauslöser für den Generatorschutz – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4		Ekip G-LS/I	40	Ekip G-LS/I In=40A	1SDA068038R1	473,00	1,000	1
			63	Ekip G-LS/I In=63A	1SDA068039R1	473,00	1,000	1
			100	Ekip G-LS/I In=100A	1SDA068040R1	473,00	1,000	1
			160	Ekip G-LS/I In=160A	1SDA068041R1	776,00	1,000	1
			250	Ekip G-LS/I In=250A	1SDA068042R1	959,00	1,000	1

XT4 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [2] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	36		XT4N 160 Schalteinheit	1SDA068289R1	399,00	1,650	1
	250	36		XT4N 250 Schalteinheit	1SDA068173R1	397,00	1,826	1
	160	50		XT4S 160 Schalteinheit	1SDA068290R1	442,00	1,650	1
	250	50		XT4S 250 Schalteinheit	1SDA068174R1	441,00	1,820	1
	160	70		XT4H 160 Schalteinheit	1SDA068291R1	605,00	1,826	1
	250	70		XT4H 250 Schalteinheit	1SDA068175R1	684,00	1,650	1
	160	120		XT4L 160 Schalteinheit	1SDA068292R1	680,00	1,650	1
	250	120		XT4L 250 Schalteinheit	1SDA068176R1	700,00	1,650	1
	160	150		XT4V 160 Schalteinheit	1SDA100261R1	867,00	8,200	1
	250	150		XT4V 250 Schalteinheit	1SDA100262R1	913,00	8,200	1
	160	200		XT4X 160 Schalteinheit	1SDA100265R1	1.129,00	8,200	1
	250	200		XT4X 250 Schalteinheit	1SDA100266R1	1.187,00	8,200	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.
2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.

XT4 Schutzauslöser für den Generatorschutz – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4		Ekip G-LS/I	40	Ekip G-LS/I In=40A	1SDA068043R1	615,00	1,000	1
			63	Ekip G-LS/I In=63A	1SDA068044R1	615,00	1,000	1
			100	Ekip G-LS/I In=100A	1SDA068045R1	615,00	1,000	1
			160	Ekip G-LS/I In=160A	1SDA068046R1	1.010,00	1,000	1
			250	Ekip G-LS/I In=250A	1SDA068047R1	1.243,00	1,000	1

XT4 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [2] - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	160	36		XT4N 160 Schalteinheit	1SDA068294R1	517,00	2,650	1
	250	36		XT4N 250 Schalteinheit	1SDA068178R1	517,00	2,650	1
	160	50		XT4S 160 Schalteinheit	1SDA068295R1	571,00	2,650	1
	250	50		XT4S 250 Schalteinheit	1SDA068179R1	571,00	2,650	1
	160	70		XT4H 160 Schalteinheit	1SDA068296R1	761,00	2,650	1
	250	70		XT4H 250 Schalteinheit	1SDA068180R1	844,00	2,650	1
	160	120		XT4L 160 Schalteinheit	1SDA068297R1	884,00	2,650	1
	250	120		XT4L 250 Schalteinheit	1SDA068181R1	902,00	2,650	1
	160	150		XT4V 160 Schalteinheit	1SDA100263R1	1.129,00	4,150	1
	250	150		XT4V 250 Schalteinheit	1SDA100264R1	1.187,00	4,150	1
	160	200		XT4X 160 Schalteinheit	1SDA100267R1	1.467,00	10,500	1
	250	200		XT4X 250 Schalteinheit	1SDA100268R1	1.542,00	10,500	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.
2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT5

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT5

XT5N (I_{cu} 36 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMG	320	XT5N 400 TMG 320-1600	1SDA100374R1	1.812,00	4,775	1
			400	XT5N 400 TMG 400-2000	1SDA100375R1	1.812,00	4,775	1
XT5	630	TMG	500	XT5N 630 TMG 500-2500	1SDA100376R1	2.426,00	4,775	1
			630	XT5N 630 TMG 630-3150	1SDA100377R1	2.501,00	4,775	1

XT5S (I_{cu} 50 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMG	320	XT5S 400 TMG 320-1600	1SDA100444R1	1.907,00	4,775	1
			400	XT5S 400 TMG 400-2000	1SDA100445R1	1.907,00	4,775	1
XT5	630	TMG	500	XT5S 630 TMG 500-2500	1SDA100446R1	2.552,00	4,775	1
			630	XT5S 630 TMG 630-3150	1SDA100447R1	2.631,00	4,775	1

XT5H (I_{cu} 70 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMG	320	XT5H 400 TMG 320-1600	1SDA100510R1	2.094,00	4,775	1
			400	XT5H 400 TMG 400-2000	1SDA100511R1	2.094,00	4,775	1
XT5	630	TMG	500	XT5H 630 TMG 500-2500	1SDA100512R1	2.807,00	4,775	1
			630	XT5H 630 TMG 630-3150	1SDA100513R1	2.884,00	4,775	1

XT5L (I_{cu} 120 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMG	320	XT5L 400 TMG 320-1600	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5L 400 TMG 400-2000				1
XT5	630	TMG	500	XT5L 630 TMG 500-2500				1
			630	XT5L 630 TMG 630-3150				1

XT5V (I_{cu} 150 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMG	320	XT5V 400 TMG 320-1600	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5V 400 TMG 400-2000				1
XT5	630	TMG	500	XT5V 630 TMG 500-2500				1
			630	XT5V 630 TMG 630-3150				1

XT5X (I_{cu} 200 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMG	320	XT5X 400 TMG 320-1600	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5X 400 TMG 400-2000				1
XT5	630	TMG	500	XT5X 630 TMG 500-2500				1
			630	XT5X 630 TMG 630-3150				1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT5

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT5

XT5N (I_{cu} 36 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMG	320	XT5N 400 TMG 320-1600	1SDA100406R1	2.295,00	5,600	1
			400	XT5N 400 TMG 400-2000	1SDA100407R1	2.295,00	5,600	1
XT5	630	TMG	500	XT5N 630 TMG 500-2500	1SDA100408R1	3.080,00	5,600	1
			630	XT5N 630 TMG 630-3150	1SDA100409R1	3.175,00	5,600	1

XT5S (I_{cu} 50 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMG	320	XT5S 400 TMG 320-1600	1SDA100476R1	2.418,00	5,600	1
			400	XT5S 400 TMG 400-2000	1SDA100477R1	2.418,00	5,600	1
XT5	630	TMG	500	XT5S 630 TMG 500-2500	1SDA100478R1	3.244,00	5,600	1
			630	XT5S 630 TMG 630-3150	1SDA100479R1	3.340,00	5,600	1

XT5H (I_{cu} 70 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMG	320	XT5H 400 TMG 320-1600	1SDA100538R1	2.663,00	5,600	1
			400	XT5H 400 TMG 400-2000	1SDA100539R1	2.663,00	5,600	1
XT5	630	TMG	500	XT5H 630 TMG 500-2500	1SDA100540R1	3.576,00	5,600	1
			630	XT5H 630 TMG 630-3150	1SDA100541R1	3.674,00	5,600	1

XT5L (I_{cu} 120 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMG	320	XT5L 400 TMG 320-1600	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5L 400 TMG 400-2000				1
XT5	630	TMG	500	XT5L 630 TMG 500-2500				1
			630	XT5L 630 TMG 630-3150				1

XT5V (I_{cu} 150 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMG	320	XT5V 400 TMG 320-1600	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5V 400 TMG 400-2000				1
XT5	630	TMG	500	XT5V 630 TMG 500-2500				1
			630	XT5V 630 TMG 630-3150				1

XT5X (I_{cu} 200 kA) TMG Thermomagnetische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	400	TMG	320	XT5X 400 TMG 320-1600	Verfügbar als Schalteinheit + Schutzauslöser			1
			400	XT5X 400 TMG 400-2000				1
XT5	630	TMG	500	XT5X 630 TMG 500-2500				1
			630	XT5X 630 TMG 630-3150				1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT5

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT5

XT5 Schutzauslöser für den Generatorschutz – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT5		TMG	320	TMG 320-1600	1SDA100628R1	1.199,00	1,350	1
			400	TMG 400-2000	1SDA100629R1	1.199,00	1,350	1
			500	TMG 500-2500	1SDA100630R1	1.474,00	1,350	1
			630	TMG 630-3150	1SDA100631R1	1.553,00	1,350	1
		Ekip G Dip LS/I	320	Ekip G Dip LS/I In=250A	1SDA100632R1	1.263,00	1,395	1
			400	Ekip G Dip LS/I In=320A	1SDA100633R1	1.263,00	1,395	1
			500	Ekip G Dip LS/I In=400A	1SDA100634R1	1.263,00	1,395	1
			630	Ekip G Dip LS/I In=630A	1SDA100635R1	1.553,00	1,395	1
		Ekip G Touch LSIG	320	Ekip G Touch LSIG In=250A	1SDA100636R1	3.837,00	1,395	1
			400	Ekip G Touch LSIG In=320A	1SDA100637R1	3.837,00	1,395	1
			500	Ekip G Touch LSIG In=400A	1SDA100638R1	3.837,00	1,395	1
			630	Ekip G Touch LSIG In=630A	1SDA100639R1	4.318,00	1,395	1
		Ekip G Hi-Touch LSIG	320	Ekip G Hi-Touch LSIG In=250A	1SDA100640R1	4.442,00	1,395	1
			400	Ekip G Hi-Touch LSIG In=320A	1SDA100641R1	4.442,00	1,395	1
			500	Ekip G Hi-Touch LSIG In=400A	1SDA100642R1	4.442,00	1,395	1
			630	Ekip G Hi-Touch LSIG In=630A	1SDA100643R1	5.001,00	1,395	1

XT5 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [2] - 3-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT5	400	36		XT5N 400 Schalteinheit	1SDA100550R1	612,00	3,425	1
	630	36		XT5N 630 Schalteinheit	1SDA100551R1	953,00	3,425	1
	400	50		XT5S 400 Schalteinheit	1SDA100554R1	708,00	3,425	1
	630	50		XT5S 630 Schalteinheit	1SDA100555R1	1.080,00	3,425	1
	400	70		XT5H 400 Schalteinheit	1SDA100558R1	897,00	3,425	1
	630	70		XT5H 630 Schalteinheit	1SDA100559R1	1.335,00	3,425	1
	400	120		XT5L 400 Schalteinheit	1SDA100562R1	1.051,00	3,425	1
	630	120		XT5L 630 Schalteinheit	1SDA100563R1	1.526,00	3,425	1
	400	150		XT5V 400 Schalteinheit	1SDA100566R1	1.472,00	3,425	1
	630	150		XT5V 630 Schalteinheit	1SDA100567R1	2.087,00	3,425	1
	400	200		XT5X 400 Schalteinheit	1SDA100571R1	1.767,00	3,425	1
	630	200		XT5X 630 Schalteinheit	1SDA100570R1	2.495,00	3,425	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.
2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT5

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT5

XT5 Schutzauslöser für den Generatorschutz – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT5		TMG	320	TMG 320-1600	1SDA100695R1	1.499,00	1,050	1
			400	TMG 400-2000	1SDA100696R1	1.499,00	1,050	1
			500	TMG 500-2500	1SDA100697R1	1.843,00	1,050	1
			630	TMG 630-3150	1SDA100698R1	1.938,00	1,050	1
		Ekip G Dip LS/I	320	Ekip G Dip LS/I In=250A	1SDA100699R1	1.580,00	1,850	1
			400	Ekip G Dip LS/I In=320A	1SDA100700R1	1.580,00	1,850	1
			500	Ekip G Dip LS/I In=400A	1SDA100701R1	1.580,00	1,850	1
			630	Ekip G Dip LS/I In=630A	1SDA100702R1	1.938,00	1,850	1
		Ekip G Touch LSIG	320	Ekip G Touch LSIG In=250A	1SDA100703R1	4.796,00	1,850	1
			400	Ekip G Touch LSIG In=320A	1SDA100704R1	4.796,00	1,850	1
			500	Ekip G Touch LSIG In=400A	1SDA100705R1	4.796,00	1,850	1
			630	Ekip G Touch LSIG In=630A	1SDA100706R1	5.397,00	1,850	1
		Ekip G Hi-Touch LSIG	320	Ekip G Hi-Touch LSIG In=250A	1SDA100707R1	5.551,00	1,850	1
			400	Ekip G Hi-Touch LSIG In=320A	1SDA100708R1	5.551,00	1,850	1
			500	Ekip G Hi-Touch LSIG In=400A	1SDA100709R1	5.551,00	1,850	1
			630	Ekip G Hi-Touch LSIG In=630A	1SDA100710R1	6.251,00	1,850	1

XT5 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [2] - 4-polig

Baugröße	I_u	Schutzauslöser	I_n	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	A		A			1 Stk. €	kg	Stk.
XT5	400	36		XT5N 400 Schalteinheit	1SDA100552R1	795,00	4,550	1
	630	36		XT5N 630 Schalteinheit	1SDA100553R1	1.238,00	4,550	1
	400	50		XT5S 400 Schalteinheit	1SDA100556R1	921,00	4,550	1
	630	50		XT5S 630 Schalteinheit	1SDA100557R1	1.404,00	4,550	1
	400	70		XT5H 400 Schalteinheit	1SDA100560R1	1.164,00	4,550	1
	630	70		XT5H 630 Schalteinheit	1SDA100561R1	1.734,00	4,550	1
	400	120		XT5L 400 Schalteinheit	1SDA100564R1	1.368,00	4,550	1
	630	120		XT5L 630 Schalteinheit	1SDA100565R1	1.983,00	4,550	1
	400	150		XT5V 400 Schalteinheit	1SDA100568R1	1.914,00	4,550	1
	630	150		XT5V 630 Schalteinheit	1SDA100569R1	2.713,00	4,550	1
	400	200		XT5X 400 Schalteinheit	1SDA100573R1	2.296,00	4,550	1
	630	200		XT5X 630 Schalteinheit	1SDA100572R1	3.244,00	4,550	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.
2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT6

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT6

XT6 Schutzauslöser für den Generatorschutz – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6		Ekip G Dip LS/I	630	Ekip G Dip LS/I In=630A	1SDA107608R1	1.545,00	1,300	1
			800	Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA100810R1	1.856,00	1,300	1
			1.000	Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA100811R1	2.203,00	1,300	1

XT6 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [2] - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	36		XT6N 800 Schalteinheit	1SDA100788R1	1.708,00	8,200	1
	1.000	36		XT6N 1000 Schalteinheit	1SDA100789R1	2.503,00	8,200	1
	800	50		XT6S 800 Schalteinheit	1SDA100792R1	1.890,00	8,200	1
	1.000	50		XT6S 1000 Schalteinheit	1SDA100793R1	2.743,00	8,200	1
	800	70		XT6H 800 Schalteinheit	1SDA100796R1	2.256,00	8,200	1
	1.000	70		XT6H 1000 Schalteinheit	1SDA100797R1	4.034,00	8,200	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.
2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT6

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT6

XT6 Schutzauslöser für den Generatorschutz – Vorderseitiger Anschluss (F) unten [1] - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6		Ekip G Dip LS/I	630	Ekip G Dip LS/I In=630A	1SDA107615R1	1.928,00	1,600	1
			800	Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA100822R1	2.317,00	1,600	1
			1.000	Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA100823R1	2.754,00	1,600	1

XT6 Ausschaltender Teil – Vorderseitiger Anschluss (F) oben [2] - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	800	36		XT6N 800 Schalteinheit	1SDA100790R1	2.220,00	10,500	1
	1.000	36		XT6N 1000 Schalteinheit	1SDA100791R1	3.254,00	10,500	1
	800	50		XT6S 800 Schalteinheit	1SDA100794R1	2.458,00	10,500	1
	1.000	50		XT6S 1000 Schalteinheit	1SDA100795R1	3.567,00	10,500	1
	800	70		XT6H 800 Schalteinheit	1SDA100798R1	2.933,00	10,500	1
	1.000	70		XT6H 1000 Schalteinheit	1SDA100799R1	5.245,00	10,500	1

1) Schutzauslöser sind immer in Kombination mit einem entsprechenden ausschaltenden Teil zu verwenden.
2) Ausschaltender Teil ist immer in Kombination mit einem entsprechenden Schutzauslöser zu verwenden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT7

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7

XT7S (I_{cu} 50 kA) Ekip G Elektronische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip G Dip LS/I	800	XT7S 800 Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA100870R1	3.971,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA100871R1	5.133,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A	1SDA100872R1	5.996,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A	1SDA100873R1	8.398,00	9,700	1
XT7	800	Ekip G Touch LSIG	800	XT7S 800 Ekip G Touch LSIG In=800A	1SDA100874R1	9.001,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A	1SDA100875R1	10.161,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A	1SDA100876R1	11.024,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A	1SDA100877R1	13.425,00	9,700	1
XT7	800	Ekip G Hi-Touch LSIG	800	XT7S 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA100878R1	10.068,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA100879R1	11.229,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA100880R1	12.091,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA100881R1	14.493,00	9,700	1

XT7H (I_{cu} 70 kA) Ekip G Elektronische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip G Dip LS/I	800	XT7H 800 Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA100934R1	4.359,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA100935R1	6.309,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A	1SDA100936R1	6.588,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A	1SDA100937R1	9.229,00	9,700	1
XT7	800	Ekip G Touch LSIG	800	XT7H 800 Ekip G Touch LSIG In=800A	1SDA100938R1	9.390,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A	1SDA100939R1	11.338,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A	1SDA100940R1	11.614,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A	1SDA100941R1	14.261,00	9,700	1
XT7	800	Ekip G Hi-Touch LSIG	800	XT7H 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA100942R1	10.456,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA100943R1	12.406,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA100944R1	12.683,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA100945R1	15.326,00	9,700	1

XT7L (I_{cu} 120 kA) Ekip G Elektronische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip G Dip LS/I	800	XT7L 800 Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA100998R1	4.669,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA100999R1	6.342,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A	1SDA101000R1	7.057,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A	1SDA101001R1	9.892,00	9,700	1
XT7	800	Ekip G Touch LSIG	800	XT7L 800 Ekip G Touch LSIG In=800A	1SDA101002R1	9.698,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A	1SDA101003R1	11.370,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A	1SDA101004R1	12.087,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A	1SDA101005R1	14.922,00	9,700	1
XT7	800	Ekip G Hi-Touch LSIG	800	XT7L 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101006R1	10.766,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101007R1	12.439,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101008R1	13.159,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101009R1	15.990,00	9,700	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT7

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7

XT7S (I_{cu} 50 kA) Ekip G Elektronische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip G Dip LS/I	800	XT7S 800 Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA101150R1	5.160,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA101151R1	6.672,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A	1SDA101152R1	7.792,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A	1SDA101153R1	10.917,00	12,500	1
XT7	800	Ekip G Touch LSIG	800	XT7S 800 Ekip G Touch LSIG In=800A	1SDA101154R1	11.699,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A	1SDA101155R1	13.209,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A	1SDA101156R1	14.330,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A	1SDA101157R1	17.454,00	12,500	1
XT7	800	Ekip G Hi-Touch LSIG	800	XT7S 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101158R1	13.087,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101159R1	14.599,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101160R1	15.720,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101161R1	18.843,00	12,500	1

XT7H (I_{cu} 70 kA) Ekip G Elektronische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip G Dip LS/I	800	XT7H 800 Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA101206R1	5.668,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA101207R1	8.201,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A	1SDA101208R1	8.561,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A	1SDA101209R1	11.998,00	12,500	1
XT7	800	Ekip G Touch LSIG	800	XT7H 800 Ekip G Touch LSIG In=800A	1SDA101210R1	12.205,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A	1SDA101211R1	14.738,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A	1SDA101212R1	15.100,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A	1SDA101213R1	18.535,00	12,500	1
XT7	800	Ekip G Hi-Touch LSIG	800	XT7H 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101214R1	13.594,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101215R1	16.128,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101216R1	16.491,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101217R1	19.927,00	12,500	1

XT7L (I_{cu} 120 kA) Ekip G Elektronische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	800	Ekip G Dip LS/I	800	XT7L 800 Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA101262R1	6.069,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA101263R1	8.243,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A	1SDA101264R1	9.177,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A	1SDA101265R1	12.858,00	12,500	1
XT7	800	Ekip G Touch LSIG	800	XT7L 800 Ekip G Touch LSIG In=800A	1SDA101266R1	12.607,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A	1SDA101267R1	14.782,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A	1SDA101268R1	15.714,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A	1SDA101269R1	19.396,00	12,500	1
XT7	800	Ekip G Hi-Touch LSIG	800	XT7L 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101270R1	13.996,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101271R1	16.172,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101272R1	17.103,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101273R1	20.787,00	12,500	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT7 M

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7 M

XT7S M (I_{cu} 50 kA) Ekip G Elektronische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	800	Ekip G Dip LS/I	800	XT7S M 800 Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA101410R1	4.244,00	11,000	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA101411R1	5.486,00	11,000	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A	1SDA101412R1	6.408,00	11,000	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A	1SDA101413R1	8.977,00	11,000	1
XT7 M	800	Ekip G Touch LSIG	800	XT7S M 800 Ekip G Touch LSIG In=800A	1SDA101414R1	9.273,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A	1SDA101415R1	10.513,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A	1SDA101416R1	11.437,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A	1SDA101417R1	14.006,00	9,700	1
XT7 M	800	Ekip G Hi-Touch LSIG	800	XT7S M 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101418R1	10.341,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101419R1	11.582,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101420R1	12.505,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101421R1	15.077,00	9,700	1

XT7H M (I_{cu} 70 kA) Ekip G Elektronische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	800	Ekip G Dip LS/I	800	XT7H M 800 Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA101474R1	4.660,00	11,000	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA101475R1	6.742,00	11,000	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A	1SDA101476R1	7.044,00	11,000	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A	1SDA101477R1	9.871,00	11,000	1
XT7 M	800	Ekip G Touch LSIG	800	XT7H M 800 Ekip G Touch LSIG In=800A	1SDA101478R1	9.688,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A	1SDA101479R1	11.772,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A	1SDA101480R1	12.070,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A	1SDA101481R1	14.899,00	9,700	1
XT7 M	800	Ekip G Hi-Touch LSIG	800	XT7H M 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101482R1	10.756,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101483R1	12.842,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101484R1	13.139,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101485R1	15.967,00	9,700	1

XT7L M (I_{cu} 120 kA) Ekip G Elektronische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 3-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	800	Ekip G Dip LS/I	800	XT7L M 800 Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA101538R1	4.991,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA101539R1	6.779,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A	1SDA101540R1	7.548,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A	1SDA101541R1	10.578,00	9,700	1
XT7 M	800	Ekip G Touch LSIG	800	XT7L M 800 Ekip G Touch LSIG In=800A	1SDA101542R1	10.019,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A	1SDA101543R1	11.806,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A	1SDA101544R1	12.577,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A	1SDA101545R1	15.606,00	9,700	1
XT7 M	800	Ekip G Hi-Touch LSIG	800	XT7L M 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101546R1	11.086,00	9,700	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101547R1	12.878,00	9,700	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101548R1	13.644,00	9,700	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101549R1	16.675,00	9,700	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT7 M

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7 M

XT7S M (I_{cu} 50 kA) Ekip G Elektronische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	800	Ekip G Dip LS/I	800	XT7S M 800 Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA101690R1	5.516,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA101691R1	7.132,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A	1SDA101692R1	8.332,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A	1SDA101693R1	11.671,00	14,000	1
XT7 M	800	Ekip G Touch LSIG	800	XT7S M 800 Ekip G Touch LSIG In=800A	1SDA101694R1	12.056,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A	1SDA101695R1	13.669,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A	1SDA101696R1	14.868,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A	1SDA101697R1	18.209,00	12,500	1
XT7 M	800	Ekip G Hi-Touch LSIG	800	XT7S M 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101698R1	13.444,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7S M 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101699R1	15.059,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7S M 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101700R1	16.257,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7S M 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101701R1	19.599,00	12,500	1

XT7H M (I_{cu} 70 kA) Ekip G Elektronische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	800	Ekip G Dip LS/I	800	XT7H M 800 Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA101746R1	6.057,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA101747R1	8.768,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A	1SDA101748R1	9.155,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A	1SDA101749R1	12.832,00	14,000	1
XT7 M	800	Ekip G Touch LSIG	800	XT7H M 800 Ekip G Touch LSIG In=800A	1SDA101750R1	12.594,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A	1SDA101751R1	15.306,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A	1SDA101752R1	15.692,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A	1SDA101753R1	19.368,00	12,500	1
XT7 M	800	Ekip G Hi-Touch LSIG	800	XT7H M 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101754R1	13.983,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7H M 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101755R1	16.694,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7H M 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101756R1	17.080,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7H M 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101757R1	20.758,00	12,500	1

XT7L M (I_{cu} 120 kA) Ekip G Elektronische Schutzauslöser – Vorderseitiger Anschluss (F) - 4-polig

Baugröße	I_u A	Schutzauslöser	I_n A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	800	Ekip G Dip LS/I	800	XT7L M 800 Ekip G Dip LS/I In=800A	1SDA101802R1	6.487,00	14,000	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A	1SDA101803R1	8.813,00	14,000	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A	1SDA101804R1	9.813,00	14,000	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A	1SDA101805R1	13.753,00	14,000	1
XT7 M	800	Ekip G Touch LSIG	800	XT7L M 800 Ekip G Touch LSIG In=800A	1SDA101806R1	13.024,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A	1SDA101807R1	15.352,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A	1SDA101808R1	16.349,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A	1SDA101809R1	20.289,00	12,500	1
XT7 M	800	Ekip G Hi-Touch LSIG	800	XT7L M 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A	1SDA101810R1	14.414,00	12,500	1
	1.000		1.000	XT7L M 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A	1SDA101811R1	16.739,00	12,500	1
	1.250		1.250	XT7L M 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A	1SDA101812R1	17.740,00	12,500	1
	1.600		1.600	XT7L M 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A	1SDA101813R1	21.679,00	12,500	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Tmax XT für den Generatorschutz

XT7/XT7 M

Technischer Katalog

Leistungsschalter XT7 M

XT7 Ekip Elektronische Schutzauslöser für den Generatorschutz - 3-/4-polig

Bau-größe	I_u A	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7/XT7 M		Ekip G Touch LSIG	1SDA101930R1	6.768,00	1,300	1
		Ekip G Hi-Touch LSIG	1SDA101931R1	7.837,00	1,300	1

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Notizen

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Lasttrennschalter Tmax XT

Bestellnummern

Technischer Katalog

Lasttrennschalter XT1D

Lasttrennschalter XT3D

Lasttrennschalter XT4D

Lasttrennschalter XT5D

Lasttrennschalter XT6D

Lasttrennschalter XT7D

Lasttrennschalter XT7D M

Tmax XT1D Lasttrennschalter - 3-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	160	Fest	Vorderseitig	–	XT1D 160	1SDA068208R1	309,00	1,028	1

Tmax XT3D Lasttrennschalter - 3-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	250	Fest	Vorderseitig	–	XT3D 250	1SDA068210R1	762,00	1,566	1

Tmax XT4D Lasttrennschalter - 3-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	250	Fest	Vorderseitig	–	XT4D 250	1SDA068212R1	794,00	2,086	1

Tmax XT5D Lasttrennschalter - 3-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	400	Fest	Vorderseitig	–	XT5D 400	1SDA100546R1	998,00	4,775	1
–	630	Fest	Vorderseitig	–	XT5D 630	1SDA100547R1	1.234,00	4,775	1

Tmax XT6D Lasttrennschalter - 3-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	630	Fest	Vorderseitig	–	XT6D 630	1SDA107600R1	1.406,00	8,547	1
–	800	Fest	Vorderseitig	–	XT6D 800	1SDA100784R1	2.520,00	8,547	1
–	1.000	Fest	Vorderseitig	–	XT6D 1000	1SDA100785R1	2.981,00	9,500	1

Tmax XT7D/XT7D M Lasttrennschalter - 3-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	1.000	Fest	Vorderseitig	–	XT7D 1000	1SDA101906R1	3.086,00	9,700	1
–	1.250	Fest	Vorderseitig	–	XT7D 1250	1SDA101907R1	3.405,00	9,700	1
–	1.600	Fest	Vorderseitig	–	XT7D 1600	1SDA101908R1	4.747,00	9,700	1
–	1.000	Fest	Vorderseitig	–	XT7D M 1000	1SDA101912R1	3.549,00	11,000	1
–	1.250	Fest	Vorderseitig	–	XT7D M 1250	1SDA101913R1	3.917,00	11,000	1
–	1.600	Fest	Vorderseitig	–	XT7D M 1600	1SDA101914R1	5.458,00	11,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Lasttrennschalter Tmax XT

Bestellnummern

Technischer Katalog

Lasttrennschalter XT1D

Lasttrennschalter XT3D

Lasttrennschalter XT4D

Lasttrennschalter XT5D

Lasttrennschalter XT6D

Lasttrennschalter XT7D

Lasttrennschalter XT7D M

Tmax XT1D Lasttrennschalter - 4-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	160	Fest	Vorderseitig	–	XT1D 160	1SDA068209R1	402,00	1,300	1

Tmax XT3D Lasttrennschalter - 4-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	250	Fest	Vorderseitig	–	XT3D 250	1SDA068211R1	954,00	2,024	1

Tmax XT4D Lasttrennschalter - 4-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	250	Fest	Vorderseitig	–	XT4D 250	1SDA068213R1	1.016,00	2,350	1

Tmax XT5D Lasttrennschalter - 4-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	400	Fest	Vorderseitig	–	XT5D 400	1SDA100548R1	1.296,00	5,600	1
–	630	Fest	Vorderseitig	–	XT5D 630	1SDA100549R1	1.603,00	5,600	1

Tmax XT6D Lasttrennschalter - 4-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	630	Fest	Vorderseitig	–	XT6D 630	1SDA107601R1	1.826,00	10,845	1
–	800	Fest	Vorderseitig	–	XT6D 800	1SDA100786R1	3.277,00	10,845	1
–	1.000	Fest	Vorderseitig	–	XT6D 1000	1SDA100787R1	3.877,00	12,000	1

Tmax XT7D/XT7D M Lasttrennschalter - 4-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	1.000	Fest	Vorderseitig	–	XT7D 1000	1SDA101909R1	4.011,00	12,500	1
–	1.250	Fest	Vorderseitig	–	XT7D 1250	1SDA101910R1	4.429,00	12,500	1
–	1.600	Fest	Vorderseitig	–	XT7D 1600	1SDA101911R1	6.171,00	12,500	1
–	1.000	Fest	Vorderseitig	–	XT7D M 1000	1SDA101915R1	4.614,00	14,000	1
–	1.250	Fest	Vorderseitig	–	XT7D M 1250	1SDA101916R1	5.093,00	14,000	1
–	1.600	Fest	Vorderseitig	–	XT7D M 1600	1SDA101917R1	7.098,00	14,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Unterteile für steckbare/ausfahrbare Schalter

Technischer Katalog

Unterteil für steckbare Leistungsschalter

Unterteile für steckbare (P) Leistungsschalter - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	P FP EF	1SDA068183R1	172,00	0,690	1
XT1	P FP HR/VR [1]	1SDA068184R1	159,00	0,840	1
XT2	P FP EF	1SDA068187R1	170,00	0,900	1
XT2	P FP HR/VR [1]	1SDA068189R1	170,00	0,970	1
XT3	P FP EF	1SDA068192R1	198,00	0,990	1
XT3	P FP HR/VR [1]	1SDA068193R1	189,00	1,040	1
XT4	P FP EF	1SDA068196R1	223,00	1,040	1
XT4	P FP HR/VR [1]	1SDA068197R1	223,00	1,340	1
XT5	P FP 400A EF	1SDA104668R1	451,00	21,700	1
XT5	P FP 400A HR/VR [1]	1SDA104670R1	495,00	21,700	1
XT5	P FP 400A VR/VR	1SDA112961R1	495,00	21,700	1
XT5	P FP 630A EF	1SDA104676R1	535,00	21,700	1
XT5	P FP 630A HR	1SDA104677R1	590,00	21,700	1
XT5	P FP 630A VR	1SDA104678R1	590,00	21,700	1

1) Die Anschlüsse werden ab Werk in der horizontalen Anschlussposition (HR) ausgeliefert

Unterteile für steckbare (P) Leistungsschalter mit konfigurierbaren Anschlüssen [3] - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	P FP 400A Anschlüsse konfigurierbar [3]	1SDA112953R1	245,00	21,700	1
XT5	P FP 630A Anschlüsse konfigurierbar [3]	1SDA112955R1	263,00	21,700	1

3) Die Anschluss-Umbausätze oben/unten sind zusätzlich auszuwählen

Unterteil für ausfahrbare Leistungsschalter

Unterteile für ausfahrbare (W) Leistungsschalter - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	W FP EF	1SDA068200R1	378,00	1,370	1
XT2	W FP HR/VR [1]	1SDA068201R1	378,00	1,440	1
XT4	W FP EF	1SDA068204R1	399,00	1,500	1
XT4	W FP HR/VR [1]	1SDA068205R1	399,00	1,820	1
XT5	W FP 400A EF	1SDA104682R1	860,00	21,700	1
XT5	W FP 400A HR/VR [1]	1SDA104684R1	948,00	21,700	1
XT5	W FP 400A VR/VR	1SDA112965R1	948,00	21,700	1
XT5	W FP 630A EF	1SDA104690R1	906,00	21,700	1
XT5	W FP 630A HR	1SDA104691R1	995,00	21,700	1
XT5	W FP 630A VR	1SDA104692R1	995,00	21,700	1
XT6 [2]	W FP EF	1SDA104696R1	1.038,00	21,700	1
XT6 [2]	W FP HR	1SDA104697R1	1.140,00	21,700	1
XT6 [2]	W FP VR	1SDA104698R1	1.140,00	21,700	1
XT7-XT7 M	W FP EF	1SDA104702R1	1.701,00	21,700	1
XT7-XT7 M	W FP HR	1SDA104703R1	1.870,00	21,700	1

1) Die Anschlüsse werden ab Werk in der horizontalen Anschlussposition (HR) ausgeliefert
2) I_n max = 800 A, nicht mit XT6 1.000 A einsetzbar

Unterteil für ausfahrbare Leistungsschalter XT7 M/XT7

Unterteile für ausfahrbare (W) Leistungsschalter mit konfigurierbaren Anschlüssen [3] - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	XT5 W FP 400A Anschlüsse konfigurierbar [3]	1SDA112957R1	654,00	21,700	1
XT5	XT5 W FP 630A Anschlüsse konfigurierbar [3]	1SDA112959R1	632,00	21,700	1
XT6	XT6 W FP Anschlüsse konfigurierbar [3]	1SDA112969R1	760,00	21,700	1

3) Die Anschluss-Umbausätze oben/unten sind zusätzlich auszuwählen

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Unterteile für steckbare/ausfahrbare Schalter

Technischer Katalog

Unterteil für steckbare Leistungsschalter

Unterteile für steckbare (P) Leistungsschalter - 4-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	P FP EF	1SDA068185R1	227,00	0,890	1
XT1	P FP HR/VR [1]	1SDA068186R1	210,00	1,120	1
XT2	P FP EF	1SDA068190R1	224,00	1,120	1
XT2	P FP HR/VR [1]	1SDA068191R1	224,00	1,350	1
XT3	P FP EF	1SDA068194R1	265,00	1,320	1
XT3	P FP HR/VR [1]	1SDA068195R1	249,00	1,410	1
XT4	P FP EF	1SDA068198R1	298,00	1,270	1
XT4	P FP HR/VR [1]	1SDA068199R1	298,00	1,750	1
XT5	P FP 400A EF	1SDA104672R1	600,00	21,700	1
XT5	P FP 400A HR/VR [1]	1SDA104674R1	660,00	21,700	1
XT5	P FP 400A VR/VR	1SDA112963R1	660,00	21,700	1
XT5	P FP 630A EF	1SDA104679R1	713,00	21,700	1
XT5	P FP 630A HR	1SDA104680R1	786,00	21,700	1
XT5	P FP 630A VR	1SDA104681R1	786,00	21,700	1

1) Die Anschlüsse werden ab Werk in der horizontalen Anschlussposition (HR) ausgeliefert

Unterteile für steckbare (P) Leistungsschalter mit konfigurierbaren Anschlüssen [3] - 4-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	P FP 400A Anschlüsse konfigurierbar [3]	1SDA112954R1	325,00	21,700	1
XT5	P FP 630A Anschlüsse konfigurierbar [3]	1SDA112956R1	349,00	21,700	1

3) Die Anschluss-Umbausätze oben/unten sind zusätzlich auszuwählen

Unterteil für ausfahrbare Leistungsschalter

Unterteile für ausfahrbare (W) Leistungsschalter - 4-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	W FP EF	1SDA068202R1	507,00	1,590	1
XT2	W FP HR/VR [1]	1SDA068203R1	507,00	1,700	1
XT4	W FP EF	1SDA068206R1	531,00	2,160	1
XT4	W FP HR/VR [1]	1SDA068207R1	531,00	2,230	1
XT5	W FP 400A EF	1SDA104686R1	1.145,00	21,700	1
XT5	W FP 400A HR/VR [1]	1SDA104688R1	1.258,00	21,700	1
XT5	W FP 400A VR/VR	1SDA112967R1	1.258,00	21,700	1
XT5	W FP 630A EF	1SDA104693R1	1.204,00	21,700	1
XT5	W FP 630A HR	1SDA104694R1	1.324,00	21,700	1
XT5	W FP 630A VR	1SDA104695R1	1.324,00	21,700	1
XT6 [2]	W FP EF	1SDA104699R1	1.379,00	21,700	1
XT6 [2]	W FP HR	1SDA104700R1	1.518,00	21,700	1
XT6 [2]	W FP VR	1SDA104701R1	1.518,00	21,700	1
XT7-XT7 M	W FP EF	1SDA104704R1	2.262,00	21,700	1
XT7-XT7 M	W FP HR	1SDA104705R1	2.262,00	21,700	1

1) Die Anschlüsse werden ab Werk in der horizontalen Anschlussposition (HR) ausgeliefert
2) I_n max = 800 A, nicht mit XT6 1.000 A einsetzbar

Unterteil für ausfahrbare Leistungsschalter XT7 M/XT7

Unterteile für ausfahrbare (W) Leistungsschalter mit konfigurierbaren Anschlüssen [3] - 4-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	XT5 W FP 400A Anschlüsse konfigurierbar [3]	1SDA112958R1	872,00	21,700	1
XT5	XT5 W FP 630A Anschlüsse konfigurierbar [3]	1SDA112960R1	1.204,00	21,700	1
XT6	XT6 W FP Anschlüsse konfigurierbar [3]	1SDA112970R1	1.010,00	21,700	1

3) Die Anschluss-Umbausätze oben/unten sind zusätzlich auszuwählen

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Umbausätze

Technischer Katalog

Umbausatz zum Umbau von Leistungsschaltern Festeinbau in bewegliches Teil einer steckbaren Ausführung

Umbausatz zum Umbau von Leistungsschaltern Festeinbau in bewegliches Teil einer ausfahrbaren Ausführung

Umbausatz zum Umbau von Leistungsschaltern von steckbarer in eine ausfahrbare Ausführung

Umbausätze zum Umbau von Leistungsschaltern Festeinbau in bewegliches Teil (MP) der steckbaren Ausführung (P) - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	P MP Kit	1SDA066276R1	81,00	0,238	1
XT2	P MP Kit	1SDA066278R1	84,50	0,287	1
XT3	P MP Kit	1SDA066280R1	99,50	0,291	1
XT4	P MP Kit	1SDA066282R1	98,50	0,302	1
XT5	P MP Kit 400A	1SDA104707R1	180,00	0,302	1
XT5	P MP Kit 630A	1SDA104709R1	189,00	0,302	1

Umbausätze zum Umbau von Leistungsschaltern Festeinbau in bewegliches Teil (MP) der ausfahrbaren Ausführung (W) - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	W MP Kit	1SDA066284R1	156,00	0,610	1
XT4	W MP Kit	1SDA066286R1	175,00	0,656	1
XT5	W MP Kit 400A	1SDA104711R1	238,00	0,302	1
XT5	W MP Kit 630A	1SDA104713R1	248,00	0,302	1
XT6	W MP Kit	1SDA104715R1	280,00	0,302	1
XT7-XT7 M	W MP Kit	1SDA104717R1	435,00	0,302	1

Umbausätze zum Umbau von Leistungsschaltern (MP) von steckbarer Ausführung (P) in ausfahrbare Ausführung (W) - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	XT2 FP P>W Kit	1SDA066288R1	108,00	1,200	1
XT4	XT4 FP P>W Kit	1SDA066289R1	122,00	1,200	1
XT5	XT5 FP P>W Kit	1SDA104706R1	369,00	1,200	1

Umbausätze zum Umbau von RC-Schutzauslösern Festeinbau in steckbare Ausführung (P) - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	XT2 P MP RC Sel 4p Kit	1SDA066290R1	98,50	1,000	1
XT4	XT4 P MP RC Sel 4p Kit	1SDA066291R1	122,00	1,200	1
XT5	XT5 400A P MP RC Sel 4p Kit	1SDA104719R1	286,00	0,302	1
XT5	XT5 630A P MP RC Sel 4p Kit	1SDA104720R1	303,00	0,302	1

Umbausätze zum Umbau von RC-Schutzauslösern (MP) von steckbarer Ausführung (P) in ausfahrbare Ausführung (W) - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	XT2 W MP RC Sel 4p Kit	1SDA066292R1	210,00	1,000	1
XT4	XT4 W MP RC Sel 4p Kit	1SDA067115R1	244,00	1,000	1
XT5	XT5 400A W MP RC Sel 4p Kit	1SDA104721R1	380,00	0,302	1
XT5	XT5 630A W MP RC Sel 4p Kit	1SDA104722R1	394,00	0,302	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Umbausätze

Technischer Katalog

Umbausatz zum Umbau von Leistungsschaltern Festeinbau in bewegliches Teil einer steckbaren Ausführung

Umbausatz zum Umbau von Leistungsschaltern Festeinbau in bewegliches Teil einer ausfahrbaren Ausführung

Umbausätze zum Umbau von Leistungsschaltern Festeinbau in bewegliches Teil (MP) der steckbaren Ausführung (P) - 4-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	P MP Kit	1SDA066277R1	108,00	0,300	1
XT2	P MP Kit	1SDA066279R1	111,00	0,348	1
XT3	P MP Kit	1SDA066281R1	134,00	0,300	1
XT4	P MP Kit	1SDA066283R1	131,00	0,371	1
XT5	P MP Kit 400A	1SDA104708R1	239,00	0,302	1
XT5	P MP Kit 630A	1SDA104710R1	251,00	0,302	1

Umbausätze zum Umbau von Leistungsschaltern Festeinbau in bewegliches Teil (MP) der ausfahrbaren Ausführung (W) - 4-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	W MP Kit	1SDA066285R1	206,00	0,678	1
XT4	W MP Kit	1SDA066287R1	236,00	0,736	1
XT5	W MP Kit 400A	1SDA104712R1	316,00	0,302	1
XT5	W MP Kit 630A	1SDA104714R1	329,00	0,302	1
XT6	W MP Kit	1SDA104716R1	371,00	0,302	1
XT7-XT7 M	W MP Kit	1SDA104718R1	578,00	0,302	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Technischer Katalog

Leitungsführung

Steckverbinder für Schaltanlagenfeld

Steckverbinder für Schalter und Unterteil

DIN-Profilschienen Adapter

Bodenbefestigungsplatte

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	Bodenbefestigungsplatte für Festeinbauschalter	1SDA076020R1	151,00	0,302	1

Leitungsführung

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5-XT6	Leitungsführung seitlich für Leistungsschalter Festeinbau und steckbare Ausführung	1SDA104729R1	43,60	2,141	1

Steckverbinder für die Schaltanlagenfelder

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1…XT6	Steckverbinder für Schaltanlagenfeld 3PINS	1SDA066409R1	14,80	0,056	1
XT1…XT6	Steckverbinder für Schaltanlagenfeld 6PINS	1SDA066410R1	29,30	0,091	1
XT1…XT6	Steckverbinder für Schaltanlagenfeld 9PINS	1SDA066411R1	42,70	0,208	1
XT1…XT6	Steckverbinder für Schaltanlagenfeld 15PINS	1SDA066412R1	71,50	0,124	1

Steckverbinder integriert für Schalter (MP) und Unterteil (FP)

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2-XT4-XT5-XT6	Steckverbinder integriert für Schalter MP 12PINS	1SDA066413R1	95,50	0,073	1
XT2-XT4-XT5-XT6	Steckverbinder integriert für Unterteil FP 12PINS	1SDA066414R1	95,50	0,076	1

Adapter zur Befestigung auf 35 mm DIN-Profilschiene - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	Adapter DIN Schiene 50022	1SDA066652R1	23,40	0,140	1
XT1	Adapter DIN Schiene 50022 für XT1 mit RC 200mm	–	–		1
XT1	Adapter DIN Schiene 50022 für XT1 mit RC Sel/RC Inst	1SDA067135R1	28,00	0,207	1
XT2	Adapter DIN Schiene 50022	1SDA080704R1	28,20	0,207	1
XT3	Adapter DIN Schiene 50022	1SDA066420R1	23,70	0,154	1
XT3	Adapter DIN Schiene 50022 für XT3 mit RC Inst/RC Sel	1SDA067139R1	32,80	0,287	1
XT4	Adapter DIN Schiene 50022	1SDA080326R1	28,20	0,030	1

Adapter zur Befestigung auf 35 mm DIN-Profilschiene - 4-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	Adapter DIN Schiene 50022	1SDA066419R1	23,70	0,154	1
XT1	Adapter DIN Schiene 50022 für XT1 mit RC 200mm	1SDA067134R1	28,00	0,178	1
XT1	Adapter DIN Schiene 50022 für XT1 mit RC Sel/RC Inst	1SDA067135R1	28,00	0,207	1
XT2	Adapter DIN Schiene 50022	1SDA080325R1	28,20	0,211	1
XT3	Adapter DIN Schiene 50022	1SDA066421R1	23,70	0,155	1
XT3	Adapter DIN Schiene 50022 für XT3 mit RC Inst/RC Sel	1SDA067139R1	32,80	0,287	1
XT4	Adapter DIN Schiene 50022	1SDA080327R1	28,20	0,030	1

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Notizen

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Anschlussvarianten

Technischer Katalog

Vorderseitig verlängert - EF

Vorderseitig verbreitert - ES

FCCu Anschluss

FCCuAl Anschluss extern

FCCuAl Anschluss intern

Anschlussvarianten für Leistungsschalter - 3-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer Stückzahl	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	F Vorderseitig	1SDA066849R1	19,10	0,040	1
XT1	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066865R1	30,90	0,136	1
XT1	ES Vorderseitig verbreitert	1SDA066889R1	54,50	0,281	1
XT1	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x1.5-70mm² intern	1SDA067151R1	47,60	0,065	1
XT1	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x35-95mm² extern	1SDA067155R1	51,00	0,334	1
XT1	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x120-240mm² extern + ADP [1)]	1SDA067159R1	176,00	0,230	1
XT1	FC Cu Kupferkabel	1SDA066905R1	11,70	0,073	1
XT1	MC CuAl Mehrkabel 6x2.5-35mm² extern	1SDA066921R1	121,00	0,640	1
XT1	R Rückseitig orientierbar	1SDA066937R1	42,70	0,237	1
XT1	R-RC Rückseitig für RC-Fehlerstromauslöser	–	–		1
XT1	FB Flexibar Kupfer	1SDA066957R1	14,80	0,074	1
XT2	F Vorderseitig	1SDA066853R1	21,00	0,044	1
XT2	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066869R1	34,50	0,398	1
XT2	ES Vorderseitig verbreitert	1SDA066893R1	55,50	0,383	1
XT2	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x1.5-95mm² intern	1SDA067163R1	28,00	0,076	1
XT2	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x70-185mm² extern	1SDA067167R1	89,00	0,426	1
XT2	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x120-240mm² extern + ADP [1)]	1SDA067171R1	151,00	0,230	1
XT2	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x35-95 mm² extern	1SDA067175R1	49,20	0,450	1
XT2	FC Cu Kupferkabel	1SDA066909R1	13,10	0,089	1
XT2	MC CuAl Mehrkabel 6x2.5-35mm² extern	1SDA066925R1	126,00	0,640	1
XT2	R Rückseitig orientierbar	1SDA066941R1	49,20	0,223	1
XT2	FB Flexibar Kupfer	1SDA066961R1	16,40	0,085	1
XT3	F Vorderseitig	1SDA066857R1	28,20	0,075	1
XT3	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066873R1	44,20	0,236	1
XT3	ES Vorderseitig verbreitert	1SDA066897R1	74,00	0,409	1
XT3	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x185mm²	1SDA067179R1	54,00	0,113	1
XT3	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x120-240mm² + ADP [1)]	1SDA067183R1	151,00	0,509	1
XT3	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x35-120mm²	1SDA067187R1	54,00	0,500	1
XT3	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x35-150mm²	1SDA066274R1	68,50	0,145	1
XT3	FC Cu Kupferkabel	1SDA066913R1	28,00	0,177	1
XT3	MC CuAl Mehrkabel 6x2.5-35mm² extern	1SDA066929R1	132,00	0,640	1
XT3	R Rückseitig oientierbar	1SDA066945R1	62,50	0,307	1
XT3	FB Flexibar Kupfer	1SDA066965R1	32,80	0,187	1
XT3	R-RC Rückseitig für RC-Fehlerstromauslöser RC Inst/Sel	–	–		1
XT4	F Vorderseitig	1SDA066861R1	28,00	0,075	1
XT4	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066877R1	42,70	0,500	1
XT4	ES Vorderseitig verbreitert	1SDA066901R1	75,00	0,483	1
XT4	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x1-150mm²	1SDA067191R1	219,00	0,132	1
XT4	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x120-240mm² + ADP [1)]	1SDA067195R1	151,00	0,491	1
XT4	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x35-150mm²	1SDA067199R1	167,00	0,658	1
XT4	FC Cu Kupferkabel	1SDA066917R1	59,50	0,173	1
XT4	MC CuAl Mehrkabel 6x2.5-35mm² extern	1SDA066933R1	167,00	0,640	1
XT4	R Rückseitig orientierbar	1SDA066949R1	68,50	0,302	1
XT4	FB Flexibar Kupfer	1SDA066969R1	89,00	0,183	1

1) Bei Einsatz eines ADP Adapters mit den Anschlussvarianten F-EF-MC ist das Kit „F Vorderseitig“ erforderlich

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Anschlussvarianten

Technischer Katalog

Vorderseitig verlängert - EF

Vorderseitig verbreitert - ES

FCCu Anschluss

FCCuAl Anschluss extern

FCCuAl Anschluss intern

Anschlussvarianten für Leistungsschalter - 4-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer Stückzahl	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	F Vorderseitig	1SDA066850R1	24,90	0,050	1
XT1	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066866R1	41,20	0,177	1
XT1	ES Vorderseitig verbreitert	1SDA066890R1	74,00	0,381	1
XT1	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x1.5-70mm² intern	1SDA067152R1	62,50	0,083	1
XT1	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x35-95mm² extern	1SDA067156R1	68,50	0,410	1
XT1	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x120-240mm² extern + ADP [1)]	1SDA067160R1	225,00	0,300	1
XT1	FC Cu Kupferkabel	1SDA066906R1	14,80	0,093	1
XT1	MC CuAl Mehrkabel 6x2.5-35mm² extern	1SDA066922R1	158,00	0,900	1
XT1	R Rückseitig orientierbar	1SDA066938R1	57,50	0,325	1
XT1	R-RC Rückseitig für RC-Fehlerstromauslöser	1SDA066953R1	47,60	0,371	1
XT1	FB Flexibar Kupfer	1SDA066958R1	19,70	0,050	1
XT2	F Vorderseitig	1SDA066854R1	28,00	0,055	1
XT2	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066870R1	47,60	0,470	1
XT2	ES Vorderseitig verbreitert	1SDA066894R1	74,00	0,430	1
XT2	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x1.5-95mm² intern	1SDA067164R1	36,20	0,096	1
XT2	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x70-185mm² extern	1SDA067168R1	118,00	0,529	1
XT2	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x120-240mm² extern + ADP [1)]	1SDA067172R1	203,00	0,300	1
XT2	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x35-95 mm² extern	1SDA067176R1	65,50	0,300	1
XT2	FC Cu Kupferkabel	1SDA066910R1	18,30	0,114	1
XT2	MC CuAl Mehrkabel 6x2.5-35mm² extern	1SDA066926R1	170,00	0,900	1
XT2	R Rückseitig orientierbar	1SDA066942R1	65,50	0,312	1
XT2	FB Flexibar Kupfer	1SDA066962R1	21,00	0,270	1
XT3	F Vorderseitig	1SDA066858R1	38,60	0,100	1
XT3	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066874R1	59,00	0,311	1
XT3	ES Vorderseitig verbreitert	1SDA066898R1	96,50	0,555	1
XT3	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x185mm²	1SDA067180R1	74,00	0,140	1
XT3	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x120-240mm² + ADP [1)]	1SDA067184R1	203,00	0,670	1
XT3	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x35-120mm²	1SDA067188R1	74,00	0,670	1
XT3	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x35-150mm²	1SDA066275R1	91,50	0,230	1
XT3	FC Cu Kupferkabel	1SDA066914R1	36,20	0,230	1
XT3	MC CuAl Mehrkabel 6x2.5-35mm² extern	1SDA066930R1	178,00	0,900	1
XT3	R Rückseitig oientierbar	1SDA066946R1	82,00	0,433	1
XT3	FB Flexibar Kupfer	1SDA066966R1	44,60	0,270	1
XT3	R-RC Rückseitig für RC-Fehlerstromauslöser RC Inst/Sel	1SDA066954R1	59,50	0,270	1
XT4	F Vorderseitig	1SDA066862R1	37,70	0,096	1
XT4	EF Vorderseitig verlängert	1SDA066878R1	57,50	0,617	1
XT4	ES Vorderseitig verbreitert	1SDA066902R1	99,50	0,613	1
XT4	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x1-150mm²	1SDA067192R1	292,00	0,167	1
XT4	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x120-240mm² + ADP [1)]	1SDA067196R1	203,00	0,653	1
XT4	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x35-150mm²	1SDA067200R1	219,00	0,800	1
XT4	FC Cu Kupferkabel	1SDA066918R1	78,50	0,223	1
XT4	MC CuAl Mehrkabel 6x2.5-35mm² extern	1SDA066934R1	219,00	0,900	1
XT4	R Rückseitig orientierbar	1SDA066950R1	91,50	0,400	1
XT4	FB Flexibar Kupfer	1SDA066970R1	120,00	0,270	1

1) Bei Einsatz eines ADP Adapters mit den Anschlussvarianten F-EF-MC ist das Kit „F Vorderseitig“ erforderlich

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Anschlussvarianten

Technischer Katalog

Multikabel (MC)

Rückseitig (R)

Anschlussvarianten für Leistungsschalter - 3-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Stückzahl	1 Stk. €	kg	Stk.
XT5	F Vorderseitig	1SDA104730R1	63,00	0,075	1
XT5	EF Vorderseitg verlängert	1SDA104734R1	104,00	0,500	1
XT5	ES Vorderseitig verbreitert	1SDA104738R1	126,00	0,483	1
XT5	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x35-185mm² intern	1SDA104746R1	161,00	0,132	1
XT5	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x120-240mm² intern	1SDA104742R1	170,00	0,132	1
XT5	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x185-300mm² intern	1SDA104744R1	170,00	0,132	1
XT5	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x70-240mm² extern	1SDA104748R1	250,00	0,132	1
XT5	R Rückseitig orientierbare Anschlüsse	1SDA104760R1	104,00	0,942	1
XT6	F Vorderseitig	1SDA104732R1	65,50	0,075	1
XT6	EF Vorderseitg verlängert 800A	1SDA104736R1	139,00	0,500	1
XT6	EF Vorderseitg verlängert 1000A	1SDA107473R1	152,00	1,500	1
XT6	ES Vorderseitig verbreitert oben	1SDA104740R1	248,00	0,483	1
XT6	ES Vorderseitig verbreitert unten	1SDA113127R1	248,00	0,483	1
XT6	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x120-240mm² intern	1SDA104750R1	277,00	0,132	1
XT6	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 3x70-185mm² extern	1SDA104752R1	291,00	0,132	1
XT6	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x70-150mm² extern	1SDA104754R1	309,00	0,132	1
XT6	R Rückseitig orientierbare Anschlüsse	1SDA104762R1	170,00	1,047	1

Anschlussvarianten separat geliefert für Leistungsschalter in Festeinbau - 3-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Stückzahl 3	1 Stk. €	kg	Stk.
XT7-XT7 M	F Vorderseitig	1SDA073973R1	65,00	0,100	3
XT7-XT7 M	EF Vorderseitg verlängert	1SDA073967R1	178,00	0,450	3
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert oben	1SDA073979R1	327,00	4,700	3
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert unten	1SDA076076R1	313,00	0,470	3
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x185-240mm² intern 630A	1SDA104756R1	291,00	0,132	3
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x120-240mm² extern 1250A	1SDA104758R1	324,00	0,332	3
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 3x240-400mm² extern 1600A	1SDA113119R1	404,00	0,132	3
XT7-XT7 M	HR/VR – Rückseitig orientierbar	1SDA073989R1	193,00	1,550	3

Anschlussvarianten installiert für Leistungsschalter in Festeinbau - 3-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Stückzahl 3	1 Stk. €	kg	Stk.
XT7-XT7 M	EF Vorderseitg verlängert oben	1SDA073963R1	178,00	0,450	3
XT7-XT7 M	EF Vorderseitg verlängert unten	1SDA073965R1	178,00	0,450	3
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert oben	1SDA073975R1	316,00	4,700	3
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert unten	1SDA073977R1	316,00	4,700	3
XT7-XT7 M	HR Rückseitig waagerecht oben	1SDA073981R1	193,00	0,850	3
XT7-XT7 M	HR Rückseitig waagerecht unten	1SDA073983R1	193,00	0,850	3
XT7-XT7 M	VR Rückseitig senkrecht oben	1SDA073985R1	193,00	0,850	3
XT7-XT7 M	VR Rückseitig senkrecht unten	1SDA073987R1	193,00	0,850	3
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x185-240mm² int. 630A oben	1SDA107753R1	299,00	0,132	3
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x185-240mm² int. 630A unten	1SDA107754R1	299,00	0,132	3
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x120-240mm² ext. 1250A oben	1SDA073997R1	316,00	0,332	3
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x120-240mm² ext. 1250A unten	1SDA073999R1	316,00	0,332	3
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 3x240-400mm² ext. 1600A oben	1SDA113121R1	404,00	0,132	3
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 3x240-400mm² ext. 1600A unten	1SDA113123R1	404,00	0,132	3

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Anschlussvarianten

Technischer Katalog

Multikabel (MC)

Rückseitig (R)

Anschlussvarianten für Leistungsschalter - 4-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer Stückzahl	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	F Vorderseitig	1SDA104731R1	81,00	0,075	1
XT5	EF Vorderseitg verlängert	1SDA104735R1	137,00	0,617	1
XT5	ES Vorderseitig verbreitert	1SDA104739R1	167,00	0,483	1
XT5	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x35-185mm² intern	1SDA104747R1	216,00	0,132	1
XT5	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x120-240mm² intern	1SDA104743R1	225,00	0,132	1
XT5	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 1x185-300mm² intern	1SDA104745R1	225,00	0,132	1
XT5	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x70-240mm² extern	1SDA104749R1	332,00	0,132	1
XT5	R Rückseitig orientierbare Anschlüsse	1SDA104761R1	137,00	1,389	1
XT6	F Vorderseitig	1SDA104733R1	83,50	0,075	1
XT6	EF Vorderseitg verlängert 800A	1SDA104737R1	186,00	0,617	1
XT6	EF Vorderseitg verlängert 1000A	1SDA107474R1	203,00	2,000	1
XT6	ES Vorderseitig verbreitert oben	1SDA104741R1	329,00	0,483	1
XT6	ES Vorderseitig verbreitert unten	1SDA104741R1	329,00	0,483	1
XT6	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x120-240mm² intern	1SDA104751R1	366,00	0,132	1
XT6	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 3x70-185mm² extern	1SDA104753R1	389,00	0,132	1
XT6	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x70-150mm² extern	1SDA104755R1	409,00	0,132	1
XT6	R Rückseitig orientierbare Anschlüsse	1SDA104763R1	225,00	1,368	1

Anschlussvarianten separat geliefert für Leistungsschalter in Festeinbau - 4-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer Stückzahl 4	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	F Vorderseitig	1SDA073974R1	84,50	0,900	4
XT7-XT7 M	EF Vorderseitg verlängert	1SDA073968R1	234,00	0,600	4
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert oben	1SDA073980R1	600,00	6,200	4
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert unten	1SDA073980R1	600,00	6,200	4
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x185-240mm² intern 630A	1SDA104757R1	389,00	0,132	4
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x120-240mm² extern 1250A	1SDA104759R1	430,00	0,332	4
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 3x240-400mm² extern 1600A	1SDA113120R1	538,00	0,132	4
XT7-XT7 M	HR/VR – Rückseitig orientierbar	1SDA073990R1	251,00	1,000	4

Anschlussvarianten installiert für Leistungsschalter in Festeinbau - 4-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer Stückzahl 4	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	EF Vorderseitg verlängert oben	1SDA073964R1	234,00	0,600	4
XT7-XT7 M	EF Vorderseitg verlängert unten	1SDA073966R1	234,00	0,600	4
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert oben	1SDA073976R1	600,00	6,200	4
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert unten	1SDA073978R1	600,00	6,200	4
XT7-XT7 M	HR Rückseitig waagerecht oben	1SDA073982R1	251,00	1,000	4
XT7-XT7 M	HR Rückseitig waagerecht unten	1SDA073984R1	251,00	1,000	4
XT7-XT7 M	VR Rückseitig senkrecht oben	1SDA073986R1	251,00	1,000	4
XT7-XT7 M	VR Rückseitig senkrecht unten	1SDA073988R1	251,00	1,000	4
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x185-240mm² int. 630A oben	1SDA107755R1	397,00	0,132	4
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 2x185-240mm² int. 630A unten	1SDA107756R1	397,00	0,132	4
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x120-240mm² ext. 1250A oben	1SDA073998R1	410,00	0,422	4
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x120-240mm² ext. 1250A unten	1SDA074000R1	409,00	0,422	4
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 3x240-400mm² ext. 1600A oben	1SDA113122R1	538,00	0,132	4
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 3x240-400mm² ext. 1600A unten	1SDA113124R1	538,00	0,132	4

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Anschlussvarianten für Unterteile

Technischer Katalog

Vorderseitig verlängert - EF

Rückseitig waagerecht - HR

Anschlussvarianten für Unterteile (FP) - 3-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Stückzahl	1 Stk. €	kg	Stk.
XT1	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066260R1	29,40	0,125	1
XT1	HR/VR Rückseitig orientierbar	1SDA066268R1	42,70	0,200	1
XT2	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066262R1	34,50	0,120	1
XT2	HR/VR Rückseitig orientierbar	1SDA066270R1	49,20	0,174	1
XT3	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066264R1	40,90	0,145	1
XT3	HR/VR Rückseitig orientierbar	1SDA066272R1	62,50	0,220	1
XT4	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066266R1	42,70	0,145	1
XT4	HR/VR Rückseitig orientierbar	1SDA066272R1	62,50	0,220	1
XT5	EF Vorderseitg verlängert 400A	1SDA104764R1	104,00	0,145	1
XT5	HR/VR Rückseitig orientierbar IEC 400A	1SDA104775R1	172,00	0,145	1
XT5	HR/VR Rückseitig orientierbar (ident.Länge) 400A	1SDA104774R1	172,00	0,145	1
XT5	EF Vorderseitg verlängert 630A	1SDA104766R1	137,00	0,145	1
XT5	HR Rückseitig waagerecht 630A	1SDA104770R1	196,00	0,145	1
XT5	VR Rückseitig senkrecht 630A [1)]	1SDA104780R1	196,00	0,145	1
XT6	EF Vorderseitg verlängert	1SDA104768R1	139,00	0,145	1
XT6	HR Rückseitig waagerecht	1SDA104772R1	211,00	0,145	1
XT6	VR Rückseitig senkrecht [1)]	1SDA104782R1	211,00	0,145	1

1) Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Tmax XT hinzukonfiguriert werden.

Anschlussvarianten separat geliefert für Unterteile (FP) - 3-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Stückzahl 3	1 Stk. €	kg	Stk.
XT7-XT7 M	EF Vorderseitg verlängert	1SDA073943R1	178,00	3,700	3
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert	1SDA073955R1	708,00	4,700	3
XT7-XT7 M	HR/VR Rückseitig orientierbar	1SDA107715R1	199,00	0,850	3
XT7-XT7 M	SHR Rückseitig waagerecht verbreitert	1SDA073961R1	495,00	0,160	3
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x120-240mm² ext. 1250A	1SDA073995R1	316,00	0,332	3

Anschlussvarianten installiert für Unterteile (FP) - 3-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Stückzahl 3	1 Stk. €	kg	Stk.
XT7-XT7 M	EF Vorderseitg verlängert oben	1SDA073939R1	125,00	0,450	3
XT7-XT7 M	EF Vorderseitg verlängert unten	1SDA073941R1	125,00	0,450	3
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert oben	1SDA073951R1	493,00	4,700	3
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert unten	1SDA073953R1	493,00	4,665	3
XT7-XT7 M	SHR Rückseitig waagerecht verbreitert oben	1SDA073957R1	250,00	0,160	3
XT7-XT7 M	SHR Rückseitig waagerecht verbreitert unten	1SDA073959R1	250,00	0,160	3
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x120-240mm² ext. 1250A oben	1SDA073991R1	324,00	0,332	3
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x120-240mm² ext. 1250A unten	1SDA073992R1	396,00	0,422	3

Anschlussadapter (ADP) für Unterteile
Anschlussadapter separat geliefert für Unterteile (FP) - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			1 Stk. €	kg	Stk.
XT1	XT1 ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA066305R1	39,60	0,114	1
XT2	XT2 ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA066307R1	39,40	0,150	1
XT3	XT3 ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA066309R1	45,50	0,900	1
XT4	XT4 ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA066311R1	44,60	0,191	1
XT5	XT5 400A ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA104723R1	78,50	0,191	1
XT5	XT5 630A ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA104725R1	78,50	0,191	1
XT6	XT6 ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA104727R1	86,00	0,191	1

Hinweis: Bei Einsatz eines ADP Adapters mit den Anschlussvarianten F-EF-MC ist das Kit „F Vorderseitig“ erforderlich

Anschlussadapter

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Anschlussvarianten für Unterteile

Technischer Katalog

Vorderseitig verlängert - EF

Rückseitig waagerecht - HR

Anschlussvarianten für Unterteile (FP) - 4-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Stückzahl	1 Stk. €	kg	Stk.
XT1	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066261R1	37,70	0,165	1
XT1	HR/VR Rückseitig orientierbar	1SDA066269R1	57,50	0,290	1
XT2	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066263R1	47,60	0,165	1
XT2	HR/VR Rückseitig orientierbar	1SDA066271R1	65,50	0,290	1
XT3	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066265R1	54,00	0,185	1
XT3	HR/VR Rückseitig orientierbar	1SDA066273R1	82,00	0,310	1
XT4	EF Vorderseitg verlängert	1SDA066267R1	57,50	0,216	1
XT4	HR/VR Rückseitig orientierbar	1SDA066273R1	82,00	0,310	1
XT5	EF Vorderseitg verlängert 400A	1SDA104765R1	137,00	0,145	1
XT5	HR/VR Rückseitig orientierbar IEC 400A	1SDA104778R1	203,00	0,145	1
XT5	HR/VR Rückseitig orientierbar (ident.Länge) 400A	1SDA104777R1	223,00	0,145	1
XT5	EF Vorderseitg verlängert 630A	1SDA104767R1	183,00	0,145	1
XT5	HR Rückseitig waagerecht 630A	1SDA104771R1	253,00	0,145	1
XT5	VR Rückseitig senkrecht 630A[1)]	1SDA104781R1	253,00	0,145	1
XT6	EF Vorderseitg verlängert	1SDA104769R1	186,00	0,145	1
XT6	HR Rückseitig waagerecht	1SDA104773R1	282,00	0,145	1
XT6	VR Rückseitig senkrecht[1)]	1SDA104783R1	282,00	0,145	1

1) Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Tmax XT hinzukonfiguriert werden.

Anschlussvarianten separat geliefert für Unterteile (FP) - 4-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Stückzahl 4	1 Stk. €	kg	Stk.
XT7-XT7 M	EF Vorderseitg verlängert	1SDA073944R1	234,00	0,550	4
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert	1SDA073956R1	916,00	4,700	4
XT7-XT7 M	HR/VR Rückseitig orientierbar	1SDA107716R1	258,00	1,000	4
XT7-XT7 M	SHR Rückseitig waagerecht verbreitert	1SDA073962R1	650,00	0,210	4
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x120-240mm² ext. 1250A	1SDA073996R1	410,00	0,422	4

Anschlussvarianten installiert für Unterteile (FP) - 4-polig (1/2 kit)

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
		Stückzahl 4	1 Stk. €	kg	Stk.
XT7-XT7 M	EF Vorderseitg verlängert oben	1SDA073940R1	162,00	0,550	4
XT7-XT7 M	EF Vorderseitg verlängert unten	1SDA073942R1	162,00	0,550	4
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert oben	1SDA073952R1	640,00	4,700	4
XT7-XT7 M	ES Vorderseitig verbreitert unten	1SDA073954R1	640,00	4,665	4
XT7-XT7 M	SHR Rückseitig waagerecht verbreitert oben	1SDA073958R1	332,00	0,210	4
XT7-XT7 M	SHR Rückseitig waagerecht verbreitert unten	1SDA073960R1	332,00	0,210	4
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x120-240mm² ext. 1250A oben	1SDA073993R1	423,00	0,332	4
XT7-XT7 M	FC CuAl Kupfer-/Alukabel 4x120-240mm² ext. 1250A unten	1SDA073994R1	515,00	0,422	4

Anschlussadapter

Anschlussadapter (ADP) für Unterteile
Anschlussadapter separat geliefert für Unterteile (FP) - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
			1 Stk. €	kg	Stk.
XT1	XT1 ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA066306R1	54,50	1,060	1
XT2	XT2 ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA066308R1	52,50	0,194	1
XT3	XT3 ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA066310R1	60,50	1,160	1
XT4	XT4 ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA066312R1	59,50	0,248	1
XT5	XT5 400A ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA104724R1	104,00	0,248	1
XT5	XT5 630A ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA104726R1	104,00	0,248	1
XT6	XT6 ADP Adapter für Unterteil (2 Stück)	1SDA104728R1	115,00	0,248	1

Hinweis: Bei Einsatz eines ADP Adapters mit den Anschlussvarianten F-EF-MC ist das Kit „F Vorderseitig“ erforderlich

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Meldekontakte

Technischer Katalog

AUX unverdrahtet

Meldekontakte - AUX - Festeinbau/steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Nicht verdrahtete Version					
XT1 und XT3	AUX 250 V AC	1SDA066422R1	26,50		1
XT1 und XT3	AUX 24 V DC	1SDA066423R1	26,50	0,048	1
Verdrahtete Version					
XT1	AUX-C 3Q 250 V AC links	1SDA066426R1	139,00	0,121	1
XT1 und XT3	AUX-C 1Q+1SY 250V	1SDA066431R1	93,50		1
XT1 und XT3	AUX-C 2Q+1SY 250V	1SDA066433R1	139,00		1
XT1 und XT3	AUX-C 1Q+1SY 24 V DC	1SDA066446R1	93,50	0,099	1
XT3	AUX-C 3Q+1SY 250V	1SDA066434R1	187,00	0,153	1
XT3	AUX-C 3Q+1SY 24 V DC	1SDA066448R1	187,00	0,152	1
XT3	AUX-C 3Q 250 V AC links	1SDA066428R1	139,00	0,122	1

AUX verdrahtet

Meldekontakte - AUX - Festeinbau/steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Nicht verdrahtete Version					
XT2-XT4	AUX 250 V AC	1SDA066422R1	26,50		1
XT2-XT4	AUX-S51 (Auslösung des Schutzauslösers) 250 V AC	1SDA066424R1	28,00	0,052	1
XT2-XT4	AUX 24 V DC	1SDA066423R1	26,50	0,048	1
XT2-XT4	AUX-S51 (Auslösung des Schutzauslösers) 24 V DC	1SDA066425R1	28,00	0,052	1
Verdrahtete Version					
XT2-XT4	AUX-C 3Q 250 V AC Links	1SDA066427R1	130,00	0,131	1
XT2-XT4	AUX-C 1Q+1SY 250 V AC	1SDA066431R1	93,50		1
XT2-XT4	AUX-C 2Q+1SY 250 V AC	1SDA066433R1	139,00		1
XT2-XT4	AUX-C 2Q+2SY+1S51 250 V AC	1SDA066438R1	216,00	0,177	1
XT2-XT4	AUX-C 3Q+1SY 250 V AC	1SDA066434R1	187,00	0,153	1
XT2-XT4	AUX-C 3Q+2SY 250 V AC	1SDA066436R1	91,50	0,175	1
XT2-XT4	AUX-S51-C (Auslösung des Schutzauslösers) 250 V AC	1SDA066429R1	45,70		1
XT2-XT4	AUX-C 1Q+1SY 24 V DC	1SDA066446R1	93,50	0,099	1
XT2-XT4	AUX-C 3Q+1SY 24 V DC	1SDA066448R1	187,00	0,152	1
XT2-XT4	AUX-S51-C (Auslösung des Schutzauslösers) 24 V DC	1SDA067116R1	45,70		1
XT2-XT4	AUX-C 1Q+1SY 400 V AC	1SDA066444R1	87,50	0,098	1
XT2-XT4	AUX-C 2Q 400 V AC	1SDA066440R1	87,50	0,098	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Meldekontakte

Technischer Katalog

AUX verdrahtet

Meldekontakte - AUX - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Verdrahtete Version					
XT2-XT4	AUX-C 1Q+1SY 250 V AC	1SDA066432R1	96,50	0,107	1
XT2-XT4	AUX-C 2Q+2SY+1S51 250 V AC	1SDA066439R1	228,00	0,232	1
XT2-XT4	AUX-C 3Q+1SY 250 V AC	1SDA066435R1	186,00	0,191	1
XT2-XT4	AUX-C 3Q+2SY 250 V AC	1SDA066437R1	101,00	0,221	1
XT2-XT4	AUX-S51-C (Auslösung des Schutzauslösers) 250 V AC	1SDA066430R1	57,50	0,085	1
XT2-XT4	AUX-C 1Q+1SY 24 V DC	1SDA066447R1	96,50	0,040	1
XT2-XT4	AUX-C 3Q+1SY 24 V DC	1SDA066449R1	186,00	0,040	1
XT2-XT4	AUX-S51-C (Auslösung des Schutzauslösers) 24 V DC	1SDA067117R1	57,50	0,040	1
XT2-XT4	AUX-C 1Q+1SY 400 V AC	1SDA066445R1	96,50	0,040	1
XT2-XT4	AUX-C 2Q 400 V AC	1SDA066443R1	96,50	0,121	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Meldekontakte

Technischer Katalog

AUX für ausfahrbare Version

Meldekontakte - AUX - Festeinbau/steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Nicht verdrahtete Version					
XT5	AUX 250 V AC	1SDA066422R1	26,50		1
XT5	AUX 24 V DC	1SDA066423R1	26,50	0,048	1
Verdrahtete Version					
XT5	AUX-C 1Q+1SY 250 V AC links	1SDA104787R1	108,00	0,127	1
XT5	AUX-C 1Q+1SY 250 V AC	1SDA066431R1	93,50		1
XT5	AUX-C 2Q+1SY 250 V AC	1SDA066433R1	139,00		1
XT5	AUX-C 3Q+1SY 250 V AC	1SDA066434R1	187,00	0,153	1
XT5	AUX-S51-C (Auslösung des Schutzauslösers) 250 V AC	1SDA066429R1	45,70		1
XT5	AUX-S52-C (Auslösung des A- oder U-Auslösers) 250 V AC	1SDA104800R1	29,40	0,085	1
XT5	AUX-C 1Q+1SY 24 V DC links	1SDA104786R1	108,00	0,127	1
XT5	AUX-C 1Q+1SY 24 V DC	1SDA066446R1	93,50	0,099	1
XT5	AUX-C 3Q+1SY 24 V DC	1SDA066448R1	187,00	0,152	1
XT5	AUX-S51-C (Auslösung des Schutzauslösers) 24 V DC	1SDA067116R1	45,70		1
XT5	AUX-S52-C (Auslösung des A- oder U-Auslösers) 24 V DC	1SDA104799R1	29,40	0,085	1
XT5	AUX-C 1Q+1SY 400 V AC	1SDA104784R1	87,50	0,127	1
XT5	AUX-C 2Q 400 V AC	1SDA104795R1	140,00	0,127	1
Nicht verdrahtete Version					
XT6	AUX 250 V AC	1SDA066422R1	26,50		1
XT6	AUX 24 V DC	1SDA066423R1	26,50	0,048	1
Verdrahtete Version					
XT6	AUX-C 1Q+1SY 250 V AC	1SDA066431R1	93,50		1
XT6	AUX-C 2Q+1SY 250 V AC	1SDA066433R1	139,00		1
XT6	AUX-C 3Q+1SY 250 V AC	1SDA066434R1	187,00	0,153	1
XT6	AUX-S51-C (Auslösung des Schutzauslösers) 250 V AC	1SDA066429R1	45,70		1
XT6	AUX-S52-C (Auslösung des A- oder U-Auslösers) 250 V AC	1SDA104800R1	29,40	0,085	1
XT6	AUX-C 1Q+1SY 24 V DC	1SDA066446R1	93,50	0,099	1
XT6	AUX-C 3Q+1SY 24 V DC	1SDA066448R1	187,00	0,152	1
XT6	AUX-S51-C (Auslösung des Schutzauslösers) 24 V DC	1SDA067116R1	45,70		1
XT6	AUX-S52-C (Auslösung des A- oder U-Auslösers) 24 V DC	1SDA104799R1	29,40	0,085	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Meldekontakte

Technischer Katalog

AUX für ausfahrbare Version

Meldekontakte - AUX - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Verdrahtete Version					
XT5	AUX-C 1Q+1SY 250 V AC	1SDA104789R1	104,00	0,085	1
XT5	AUX-C 2Q+1SY 250 V AC	1SDA104796R1	150,00	0,085	1
XT5	AUX-C 3Q+1SY 250 V AC	1SDA104798R1	187,00	0,085	1
XT5	AUX-S51-C (Auslösung des Schutzauslösers) 250 V AC	1SDA104791R1	39,70	0,085	1
XT5	AUX-S52-C (Auslösung des A- oder U-Auslösers) 250 V AC	1SDA104793R1	41,20	0,085	1
XT5	AUX-C 1Q+1SY 24 V DC	1SDA104788R1	104,00	0,085	1
XT5	AUX-C 3Q+1SY 24 V DC	1SDA104797R1	186,00	0,085	1
XT5	AUX-S51-C (Auslösung des Schutzauslösers) 24 V DC	1SDA104790R1	57,00	0,085	1
XT5	AUX-S52-C (Auslösung des A- oder U-Auslösers) 24 V DC	1SDA104792R1	41,20	0,085	1
XT5	AUX-C 1Q+1SY 400 V AC	1SDA104785R1	98,00	0,085	1
XT5	AUX-C 2Q 400 V AC	1SDA104794R1	150,00	0,085	1
Verdrahtete Version					
XT6	AUX-C 1Q+1SY 250 V AC	1SDA104802R1	104,00	0,085	1
XT6	AUX-C 2Q+1SY 250 V AC	1SDA104807R1	150,00	0,085	1
XT6	AUX-C 3Q+1SY 250 V AC	1SDA104809R1	186,00	0,085	1
XT6	AUX-S51-C (Auslösung des Schutzauslösers) 250 V AC	1SDA104804R1	39,70	0,085	1
XT6	AUX-S52-C (Auslösung des A- oder U-Auslösers) 250 V AC	1SDA104806R1	41,20	0,085	1
XT6	AUX-C 1Q+1SY 24 V DC	1SDA104801R1	104,00	0,085	1
XT6	AUX-C 3Q+1SY 24 V DC	1SDA104808R1	186,00	0,085	1
XT6	AUX-S51-C (Auslösung des Schutzauslösers) 24 V DC	1SDA104803R1	57,00	0,085	1
XT6	AUX-S52-C (Auslösung des A- oder U-Auslösers) 24 V DC	1SDA104805R1	41,20	0,085	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Meldekontakte

Technischer Katalog

AUX zu XT7/XT7 M

Hilfsstromkreisklemme

Meldekontakte - AUX - RTC - Festeinbau/Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	AUX 4Q 400 V AC	1SDA073750R1	134,00	0,146	1
XT7-XT7 M	AUX 4Q 24 V DC	1SDA073751R1	134,00	0,223	1
XT7-XT7 M	AUX 2Q 400 V AC + 2Q 24 V DC	1SDA073752R1	134,00	0,223	1
XT7-XT7 M	AUX-S51 (Auslösung des Schutzauslösers) 250 V AC	1SDA073776R1	67,00	0,200	1
XT7-XT7 M	AUX-S51 (Auslösung des Schutzauslösers) 24 V DC	1SDA073777R1	67,00	0,200	1
XT7	AUX 1SY 400 V AC	1SDA104813R1	34,70	0,048	1
XT7	AUX 1SY 24 V DC	1SDA104812R1	34,70	0,127	1
XT7	AUX 1S52 (Auslösung des A- oder U-Auslösers) 250 V AC	1SDA104811R1	60,50	0,048	1
XT7	AUX 1S52 (Auslösung des A- oder U-Auslösers) 24 V AC	1SDA104810R1	60,50	0,127	1
XT7 M	AUX 15Q extern 400V	1SDA073758R1	1.326,00	0,985	1
XT7 M	AUX 15Q extern 24V	1SDA073759R1	1.857,00	1,006	1
XT7 M	RTC (Meldung Einschaltbereit) 250 V AC	1SDA073770R1	67,00	0,200	1
XT7 M	RTC (Meldung Einschaltbereit) 24 V DC	1SDA073771R1	67,00	0,200	1
XT7 M	AUX S33 M/2 (Meldung Einschaltfeder gespannt) 250 V AC	1SDA104825R1	68,00	0,048	1
XT7 M	AUX S33 M/2 (Meldung Einschaltfeder gespannt) 24 V DC	1SDA104824R1	68,00	0,048	1

Meldekontakte - AUX - RTC - Festeinbau/Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	Anschlussverbinder 10 Stück	1SDA073906R1	108,00	0,005	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Positionsmeldekontakte

Technischer Katalog

AUP Positionskontakte

Positionsmeldekontakte - AUP

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 und XT3	AUP-I 4 Meldekontakte in Betriebsstellung 250 V AC	1SDA066450R1	62,50	0,137	1
XT1 und XT3	AUP-I 4 Meldekontakte in Betriebsstellung 24 V DC	1SDA066451R1	62,50	0,140	1
XT2-XT4	AUP-I 4 Meldekontakte in Betriebsstellung 250 V AC	1SDA066450R1	62,50	0,137	1
XT2-XT4	AUP-I 4 Meldekontakte in Betriebsstellung 24 V DC	1SDA066451R1	62,50	0,140	1
XT2-XT4	AUP-R 2 Meldekontakte in Aussenstellung 250 V AC	1SDA066452R1	57,50	0,086	1
XT2-XT4	AUP-R 2 Meldekontakte in Aussenstellung 24 V DC	1SDA066453R1	57,50	0,030	1
XT5-XT6	AUP-I 3 Meldekontakte in Betriebsstellung 250 V AC	1SDA104815R1	63,00	0,137	1
XT5-XT6	AUP-I 3 Meldekontakte in Betriebsstellung 24 V DC	1SDA104816R1	63,00	0,140	1
XT5-XT6	AUP-T 1 Meldekontakt in Test-/Prüfstellung 250 V AC	1SDA104820R1	32,10	0,086	1
XT5-XT6	AUP-T 1 Meldekontakt in Test-/Prüfstellung 24 V DC	1SDA104819R1	32,10	0,030	1
XT5-XT6	AUP-R 1 Meldekontakt in Aussenstellung 250 V AC	1SDA104817R1	32,10	0,086	1
XT5-XT6	AUP-R 1 Meldekontakt in Aussenstellung 24 V DC	1SDA104818R1	32,10	0,030	1
XT7-XT7 M	AUP 6 Meldekontakte (je 2 in Betr./Test/Aussen) 24 V DC	1SDA073763R1	158,00	0,030	1
XT7-XT7 M	AUP 6 Meldekontakte (je 2 in Betr./Test/Aussen) 400 V AC	1SDA073762R1	158,00	0,030	1

AUE Voreilende Kontakte

Voreilende Meldekontakte
Meldekontakte - AUE - Festeinbau/Steckbar

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 und XT3	AUE - Zwei Kontakte im Drehgriff RHx (Frühschließer)	1SDA066454R1	98,50	0,085	1
XT1 und XT3	AUE - Zwei Kontakte im Drehgriff RHx (Frühöffner)	1SDA067118R1	98,50	0,094	1
XT2-XT4	AUE - Zwei Kontakte im Drehgriff RHx (Frühschließer)	1SDA066454R1	98,50	0,085	1
XT2-XT4	AUE - Zwei Kontakte im Drehgriff RHx (Frühöffner)	1SDA067118R1	98,50	0,094	1
XT5-XT6	AUE - Zwei Kontakte im Drehgriff RHx (Frühschließer)	1SDA104821R1	125,00	0,085	1
XT7	AUE - Zwei Kontakte im Leistungsschalter (Frühschließer) [1)]	1SDA104823R1	100,00	0,085	1

1) Meldekontakte nur in Verbindung mit Drehantrieb funktionsfähig

Voreilende Meldekontakte
Meldekontakte - AUE - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 und XT3	AUE - Zwei Kontakte im Drehgriff RHx (Frühschließer)	–	–		1
XT1 und XT3	AUE - Zwei Kontakte im Drehgriff RHx (Frühöffner)	–	–		1
XT2-XT4	AUE - Zwei Kontakte im Drehgriff RHx (Frühschließer)	1SDA066455R1	99,50	0,220	1
XT2-XT4	AUE - Zwei Kontakte im Drehgriff RHx (Frühöffner)	1SDA067119R1	99,50	0,220	1
XT5-XT6	AUE - Zwei Kontakte im Drehgriff RHx (Frühschließer)	1SDA104822R1	135,00	0,085	1
XT7	AUE - Zwei Kontakte im Leistungsschalter (Frühschließer) [1)]	1SDA104823R1	100,00	0,085	1

1) Meldekontakte nur in Verbindung mit Drehantrieb funktionsfähig

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Drehantriebe

Technischer Katalog

RHD Direktantrieb

RHE Antrieb für Schaltfeldtür

Drehantriebe - Einsetzbar für XT1 und XT3 - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 und XT3	RHD Drehantrieb direkt Grau	1SDA066475R1	71,50	0,228	1
XT1 und XT3	RHD Drehantrieb direkt Rot/Gelb	1SDA066477R1	71,50	0,300	1
XT1 und XT3	RHE Drehantrieb auf Schaltfeldtür Grau	1SDA066479R1	102,00		1
XT1 und XT3	RHE Drehantrieb auf Schaltfeldtür Rot/Gelb	1SDA066481R1	102,00	0,449	1
XT1 und XT3	RHS-L Drehantrieb Seite links Schaltfeldtür Grau	1SDA066579R1	145,00	0,300	1
XT1 und XT3	RHS-L Drehantrieb Seite links Schaltfeldtür Rot/Gelb	1SDA066580R1	145,00	0,300	1
XT1 und XT3	RHS-R Drehantrieb Seite rechts Schaltfeldtür Grau	1SDA066581R1	145,00	0,300	1
XT1 und XT3	RHS-R Drehantrieb Seite rechts Schaltfeldtür Rot/Gelb	1SDA066582R1	145,00	0,300	1
Einzelteile für Drehantrieb auf Schaltfeldtür					
XT1 und XT3	RHE_B Basis für Drehantrieb auf Schaltfeldtür	1SDA066483R1	53,00	0,199	1
XT1 und XT3	RHE_S Achse 500mm	1SDA066576R1	17,60	0,162	1
XT1 und XT3	RHE_H Drehgriff Tür Grau	1SDA066577R1	47,20	0,118	1
XT1 und XT3	RHE_H Drehgriff Tür Rot/Gelb	1SDA066578R1	47,20	0,400	1
XT1 und XT3	LH Drehgriff lang (Pistolengriff) Grau	1SDA066583R1	131,00	0,250	1
XT1 und XT3	LH Drehgriff lang (Pistolengriff) Rot/Gelb	1SDA066585R1	131,00	0,400	1

Ausleger-Griff NEMA - XT1 - Festeinbau

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	Kit Ausleger-Griff L=4' NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080330R1	1.328,00	0,600	1
XT1	Kit Ausleger-Griff L=6' NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080331R1	1.395,00	0,600	1
XT1	Kit Ausleger-Griff L=10' NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080333R1	1.460,00	0,600	1
XT1	Kit Ausleger-Griff L=4' NEMA 4X	1SDA082007R1	1.460,00	0,600	1
XT1	Kit Ausleger-Griff L=6' NEMA 4X	1SDA082008R1	1.532,00	0,600	1
XT1	Kit Ausleger-Griff L=10' NEMA 4X	1SDA082009R1	1.603,00	0,600	1
Einzelteile für Ausleger-Griff NEMA					
XT1	FH_H Griff NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080346R1	404,00	0,080	1
XT1	FH_H Griff NEMA 4X	1SDA082022R1	448,00	0,080	1

Ausleger-Griff NEMA - XT3 - Festeinbau

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT3	Kit Ausleger-Griff L=4' NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080338R1	1.460,00	0,600	1
XT3	Kit Ausleger-Griff L=6' NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080339R1	1.526,00	0,600	1
XT3	Kit Ausleger-Griff L=10' NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080341R1	1.590,00	0,600	1
XT3	Kit Ausleger-Griff L=4' NEMA 4X	1SDA082013R1	1.603,00	0,600	1
XT3	Kit Ausleger-Griff L=6' NEMA 4X	1SDA082014R1	1.676,00	0,600	1
XT3	Kit Ausleger-Griff L=10' NEMA 4X	1SDA082015R1	1.749,00	0,600	1
Einzelteile für Ausleger-Griff NEMA					
XT3	FH_H Griff NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080346R1	404,00	0,080	1
XT3	FH_H Griff NEMA 4X	1SDA082022R1	448,00	0,080	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Drehantriebe

Technischer Katalog

LH Drehgriff lang

RHS Drehgriff seitlich

Drehantriebe - Einsetzbar für XT2 und XT4 - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	RHD Drehantrieb direkt Grau	1SDA069053R1	67,00	0,388	1
XT2 und XT4	RHD Drehantrieb direkt Rot/Gelb	1SDA069054R1	62,50	0,388	1
XT2 und XT4	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Grau	1SDA069055R1	96,00	0,460	1
XT2 und XT4	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Rot/Gelb	1SDA069056R1	93,00	0,552	1
XT2 und XT4	RHS-L Drehantrieb Seite links Schaltfeldtür Grau	1SDA069058R1	123,00	0,334	1
XT2 und XT4	RHS-L Drehantrieb Seite links Schaltfeldtür Rot/Gelb	1SDA069059R1	123,00	0,334	1
XT2 und XT4	RHS-R Drehantrieb Seite rechts Schaltfeldtür Grau	1SDA069060R1	123,00	0,334	1
XT2 und XT4	RHS-R Drehantrieb Seite rechts Schaltfeldtür Rot/Gelb	1SDA069061R1	123,00	0,334	1
Einzelteile für Drehantrieb auf Schaltfeldtür					
XT2 und XT4	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür	1SDA069057R1	47,60	0,331	1
XT2 und XT4	RHE_S Achse 500mm	1SDA066576R1	17,60	0,162	1
XT2 und XT4	Kit Achsverlängerung	1SDA104869R1	30,90	0,101	1
XT2 und XT4	RHE_H Drehgriff Tür Grau	1SDA066577R1	47,20	0,118	1
XT2 und XT4	RHE_H Drehgriff Tür Rot/Gelb	1SDA066578R1	47,20	0,400	1
XT2 und XT4	LH Drehgriff lang (Pistolengriff) Grau	1SDA066583R1	131,00	0,250	1
XT2 und XT4	LH Drehgriff lang (Pistolengriff) Rot/Gelb	1SDA066585R1	131,00	0,400	1

Drehantriebe - XT2 und XT4 - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	RHD Drehantrieb direkt Grau	1SDA066476R1	65,50	0,239	1
XT2 und XT4	RHD Drehantrieb direkt Rot/Gelb	1SDA066478R1	65,50	0,300	1
XT2 und XT4	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Grau	1SDA066480R1	96,50	0,467	1
XT2 und XT4	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Rot/Gelb	1SDA066482R1	96,50	0,600	1
Einzelteile für Drehantrieb auf Schaltfeldtür					
XT2 und XT4	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür	1SDA066484R1	49,20	2,000	1

Ausleger-Griff NEMA - XT2 - Festeinbau

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	Kit Ausleger-Griff L=4' NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080334R1	1.395,00	0,780	1
XT2	Kit Ausleger-Griff L=6' NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080335R1	1.460,00	0,780	1
XT2	Kit Ausleger-Griff L=10' NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080337R1	1.526,00	0,780	1
XT2	Kit Ausleger-Griff L=4' NEMA 4X	1SDA082010R1	1.532,00	0,780	1
XT2	Kit Ausleger-Griff L=6' NEMA 4X	1SDA082011R1	1.603,00	0,780	1
XT2	Kit Ausleger-Griff L=10' NEMA 4X	1SDA082012R1	1.676,00	0,780	1
Einzelteile für Ausleger-Griff NEMA					
XT2	FH_H Griff NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080346R1	404,00	0,080	1
XT2	FH_H Griff NEMA 4X	1SDA082022R1	448,00	0,080	1

Ausleger-Griff NEMA - XT4 - Festeinbau

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4	Kit Ausleger-Griff L=4' NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080342R1	1.526,00	0,780	1
XT4	Kit Ausleger-Griff L=6' NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080343R1	1.590,00	0,780	1
XT4	Kit Ausleger-Griff L=10' NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080345R1	1.656,00	0,780	1
XT4	Kit Ausleger-Griff L=4' NEMA 4X	1SDA082016R1	1.676,00	0,780	1
XT4	Kit Ausleger-Griff L=6' NEMA 4X	1SDA082017R1	1.749,00	0,780	1
XT4	Kit Ausleger-Griff L=10' NEMA 4X	1SDA082018R1	1.820,00	0,780	1
Einzelteile für Ausleger-Griff NEMA					
XT4	FH_H Griff NEMA 1, 3, 12, 4	1SDA080346R1	404,00	0,080	1
XT4	FH_H Griff NEMA 4X	1SDA082022R1	448,00	0,080	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Drehantriebe

Technischer Katalog

RHD Direktantrieb

RHE Antrieb für Schaltfeldtür

RHE -> RHS Umbausatz Drehantrieb

Drehantriebe - XT5 - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	RHD Drehantrieb direkt Grau	1SDA104826R1	81,00	0,228	1
XT5	RHD Drehantrieb direkt Grau+2PLL (Schlossverriegelung)	1SDA104827R1	81,00	0,228	1
XT5	RHD Drehantrieb direkt Rot/Gelb	1SDA104830R1	81,00	0,300	1
XT5	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Grau	1SDA104843R1	122,00	0,444	1
XT5	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Rot/Gelb	1SDA104849R1	122,00	0,449	1
Einzelteile für Drehantrieb auf Schaltfeldtür					
XT5	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür	1SDA104845R1	85,00	0,331	1
XT5	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür+2PLL (Schlossv.)	1SDA104846R1	61,50	0,331	1
XT5	RHE_S Achse 500mm	1SDA113118R1	19,20	0,444	1
XT5	Kit Achsverlängerung	1SDA104869R1	30,90	0,101	1
XT5	RHE_H Drehgriff Tür Grau	1SDA104851R1	48,80	0,180	1
XT5	RHE_H Drehgriff Tür Rot/Gelb	1SDA104852R1	48,80	0,180	1
XT5	Kit Umbau Drehantrieb Tür RHE > Drehantrieb Seite RHS	1SDA104870R1	61,50	0,180	1

Drehantriebe - XT5 - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	RHD Drehantrieb direkt Grau	1SDA104828R1	81,00	0,239	1
XT5	RHD Drehantrieb direkt Grau+2PLL (Schlossverriegelung)	1SDA104829R1	81,00	0,239	1
XT5	RHD Drehantrieb direkt Rot/Gelb	1SDA104831R1	81,00	0,300	1
XT5	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Grau	1SDA104844R1	122,00	0,467	1
XT5	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Rot/Gelb	1SDA104850R1	122,00	0,600	1
Einzelteile für Drehantrieb auf Schaltfeldtür					
XT5	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür	1SDA104847R1	85,00	0,272	1
XT5	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür+2PLL (Schlossv.)	1SDA104848R1	61,50	2,000	1

Drehantriebe - XT6 - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	RHD Drehantrieb direkt Grau	1SDA104832R1	120,00	0,228	1
XT6	RHD Drehantrieb direkt Grau+2PLL (Schlossverriegelung)	1SDA104833R1	120,00	0,228	1
XT6	RHD Drehantrieb direkt Rot/Gelb	1SDA104836R1	120,00	0,300	1
XT6	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Grau	1SDA104853R1	191,00	0,444	1
XT6	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Rot/Gelb	1SDA104859R1	191,00	0,449	1
Einzelteile für Drehantrieb auf Schaltfeldtür					
XT6	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür	1SDA104855R1	87,50	0,971	1
XT6	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür+2PLL (Schlossv.)	1SDA104856R1	96,00	0,971	1
XT6	RHE_S Achse 500mm	1SDA113118R1	19,20	0,444	1
XT6	Kit Achsverlängerung	1SDA104869R1	30,90	0,101	1
XT6	RHE_H Drehgriff Tür Grau	1SDA104867R1	114,00	0,180	1
XT6	RHE_H Drehgriff Tür Rot/Gelb	1SDA104868R1	114,00	0,180	1

Drehantriebe - XT6 - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT6	RHD Drehantrieb direkt Grau	1SDA104834R1	120,00	0,239	1
XT6	RHD Drehantrieb direkt Grau+2PLL (Schlossverriegelung)	1SDA104835R1	120,00	0,239	1
XT6	RHD Drehantrieb direkt Rot/Gelb	1SDA104837R1	120,00	0,300	1
XT6	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Grau	1SDA104854R1	191,00	0,467	1
XT6	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Rot/Gelb	1SDA104860R1	191,00	0,600	1
Einzelteile für Drehantrieb auf Schaltfeldtür					
XT6	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür	1SDA104857R1	87,50	0,272	1
XT6	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür+2PLL (Schlossv.)	1SDA104858R1	96,00	2,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Drehantriebe

Technischer Katalog

RHD Drehantrieb direkt mit Schlossverriegelung

RHE Drehantrieb für Schaltfeldtür mit Schlossverriegelung

Drehantriebe - XT7 - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	RHD Drehantrieb direkt Grau	1SDA104838R1	136,00	0,228	1
XT7	RHD Drehantrieb direkt Grau+2PLL (Schlossverriegelung)	1SDA104839R1	136,00	0,228	1
XT7	RHD Drehantrieb direkt Rot/Gelb	1SDA104840R1	136,00	0,300	1
XT7	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Grau	1SDA104863R1	283,00	0,444	1
XT7	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Rot/Gelb	1SDA104866R1	283,00	0,600	1
Einzelteile für Drehantrieb auf Schaltfeldtür					
XT7	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür	1SDA104864R1	127,00	0,500	1
XT7	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür+2PLL (Schlossv.)	1SDA104865R1	142,00	0,500	1
XT7	RHE_S Achse 500mm	1SDA064104R1	31,01	1,000	1
XT7	RHE_H Drehgriff Tür Grau	1SDA104867R1	114,00	0,180	1
XT7	RHE_H Drehgriff Tür Rot/Gelb	1SDA104868R1	114,00	0,180	1

Drehantriebe - XT7 - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7	RHD Drehantrieb direkt Grau	1SDA104838R1	136,00	0,228	1
XT7	RHD Drehantrieb direkt Grau+2PLL (Schlossverriegelung)	1SDA104839R1	136,00	0,228	1
XT7	RHD Drehantrieb direkt Rot/Gelb	1SDA104840R1	136,00	0,300	1
XT7	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Grau	1SDA104863R1	283,00	0,444	1
XT7	RHE Drehantrieb Schaltfeldtür Rot/Gelb	1SDA104866R1	283,00	0,600	1
Einzelteile für Drehantrieb auf Schaltfeldtür					
XT7	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür	1SDA104864R1	127,00	0,500	1
XT7	RHE_B Basis für Drehantrieb Schaltfeldtür+2PLL (Schlossv.)	1SDA104865R1	142,00	0,500	1

Griff-Verlängerung - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5 - XT7	Griff-Verlängerung XT5-XT6-XT7	1SDA104875R1	43,60	0,040	1

FLD Frontaufsatz

Frontaufsatz für Verriegelung - FLD - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	FLD Frontaufsatz	1SDA066635R1	61,00	0,214	1
XT5	FLD Frontaufsatz	1SDA104871R1	67,00	0,214	1
XT6	FLD Frontaufsatz	1SDA104873R1	94,00	0,214	1

Frontaufsatz für Verriegelung - FLD - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	FLD Frontaufsatz	1SDA066636R1	61,00	0,190	1
XT5	FLD Frontaufsatz	1SDA104872R1	67,00	0,190	1
XT6	FLD Frontaufsatz	1SDA104874R1	94,00	0,190	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Arbeitsstromauslöser

Technischer Katalog

YO unverdrahtet

YO verdrahtet

YO für ausfahrbare Version

YO unverdrahtet

Arbeitsstromauslöser - SOR / YO - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Nicht verdrahtete Version					
XT1 bis XT4	YO 12 V DC	1SDA066313R1	102,00	0,100	1
XT1 bis XT4	YO 24-30 V AC/DC	1SDA066314R1	102,00	0,102	1
XT1 bis XT4	YO 48-60 V AC/DC	1SDA066315R1	102,00	0,102	1
XT1 bis XT4	YO 110-127 V AC / 110-125 V DC	1SDA066316R1	102,00	0,101	1
XT1 bis XT4	YO 220-240 V AC / 220-250 V DC	1SDA066317R1	102,00	0,100	1
XT1 bis XT4	YO 380-440 V AC	1SDA066318R1	102,00	0,099	1
XT1 bis XT4	YO 480-525 V AC	1SDA066319R1	102,00	0,120	1
Verdrahtete Version					
XT1 und XT3	YO-C 12 V DC	1SDA066321R1	104,00	0,114	1
XT1 und XT3	YO-C 24-30 V AC/DC	1SDA066322R1	104,00	0,115	1
XT1 und XT3	YO-C 48-60 V AC/DC	1SDA066323R1	104,00	0,115	1
XT1 und XT3	YO-C 110-127 V AC / 110-125 V DC	1SDA066324R1	104,00	0,115	1
XT1 und XT3	YO-C 220-240 V AC / 220-250 V DC	1SDA066325R1	104,00	0,114	1
XT1 und XT3	YO-C 380-440 V AC	1SDA066326R1	104,00	0,110	1
XT1 und XT3	YO-C 480-525 V AC	1SDA066327R1	104,00	0,120	1
XT2 und XT4	YO-C 12 V DC	1SDA066321R1	104,00	0,114	1
XT2 und XT4	YO-C 24-30 V AC/DC	1SDA066322R1	104,00	0,115	1
XT2 und XT4	YO-C 48-60 V AC/DC	1SDA066323R1	104,00	0,115	1
XT2 und XT4	YO-C 110-127 V AC / 110-125 V DC	1SDA066324R1	104,00	0,115	1
XT2 und XT4	YO-C 220-240 V AC / 220-250 V DC	1SDA066325R1	104,00	0,114	1
XT2 und XT4	YO-C 380-440 V AC	1SDA066326R1	104,00	0,110	1
XT2 und XT4	YO-C 480-525 V AC	1SDA066327R1	104,00	0,120	1

Arbeitsstromauslöser - SOR / YO - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Verdrahtete Version					
XT2 und XT4	YO-C 12 V DC	1SDA066328R1	111,00	0,113	1
XT2 und XT4	YO-C 24-30 V AC/DC	1SDA066329R1	111,00	0,113	1
XT2 und XT4	YO-C 48-60 V AC/DC	1SDA066330R1	111,00	0,120	1
XT2 und XT4	YO-C 110-127 V AC / 110-125 V DC	1SDA066331R1	111,00	0,120	1
XT2 und XT4	YO-C 220-240 V AC / 220-250 V DC	1SDA066332R1	111,00	0,117	1
XT2 und XT4	YO-C 380-440 V AC	1SDA066333R1	111,00	0,120	1
XT2 und XT4	YO-C 480-525 V AC	1SDA066334R1	111,00	0,120	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Arbeitsstromauslöser

Technischer Katalog

YO unverdrahtet

YO verdrahtet

YO für ausfahrbare Version

YO unverdrahtet

Arbeitsstromauslöser - SOR / YO - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Nicht verdrahtete Version					
XT5-XT6	YO 12 V DC	1SDA104924R1	135,00	0,050	1
XT5-XT6	YO 24-60 V AC/DC	1SDA104925R1	135,00	0,120	1
XT5-XT6	YO 110-240 V AC / 110-250 V DC	1SDA104926R1	135,00	0,170	1
XT5-XT6	YO 380-440 V AC	1SDA104927R1	135,00	0,120	1
XT5-XT6	YO 440-525 V AC	–	–		1
Verdrahtete Version					
XT5	YO-C 12 V DC	1SDA104932R1	152,00	0,050	1
XT5	YO-C 24-60 V AC/DC	1SDA104933R1	152,00	0,170	1
XT5	YO-C 110-240 V AC / 110-250 V DC	1SDA104934R1	152,00	0,170	1
XT5	YO-C 380-440 V AC	1SDA104935R1	152,00	0,170	1
XT5	YO-C 440-525 V AC	–	–		1
XT6	YO-C 12 V DC	1SDA104932R1	152,00	0,050	1
XT6	YO-C 24-60 V AC/DC	1SDA104933R1	152,00	0,170	1
XT6	YO-C 110-240 V AC / 110-250 V DC	1SDA104934R1	152,00	0,170	1
XT6	YO-C 380-440 V AC	1SDA104935R1	152,00	0,170	1
XT6	YO-C 440-525 V AC	–	–		1

Arbeitsstromauslöser - SOR / YO - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Verdrahtete Version					
XT5	YO-C 12 V DC	1SDA104928R1	163,00	0,050	1
XT5	YO-C 24-60 V AC/DC	1SDA104929R1	163,00	0,170	1
XT5	YO-C 110-240 V AC / 110-250 V DC	1SDA104930R1	163,00	0,170	1
XT5	YO-C 380-440 V AC	1SDA104931R1	163,00	0,170	1
XT5	YO-C 440-525 V AC	–	–		1
XT6	YO-C 12 V DC	1SDA104936R1	163,00	0,050	1
XT6	YO-C 24-60 V AC/DC	1SDA104937R1	163,00	0,170	1
XT6	YO-C 110-240 V AC / 110-250 V DC	1SDA104938R1	163,00	0,170	1
XT6	YO-C 380-440 V AC	1SDA104939R1	163,00	0,170	1
XT6	YO-C 440-525 V AC	–	–		1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Arbeitsstromauslöser

Technischer Katalog

YO zu XT7/XT7 M

YU unverdrahtet

YU verdrahtet

YU für ausfahrbare Version

Arbeitsstromauslöser - SOR / YO - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	YO 24 V AC/DC	1SDA073668R1	370,00	0,400	1
XT7-XT7 M	YO 30 V AC/DC	1SDA073669R1	370,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YO 48V AC/DC	1SDA073670R1	370,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YO 60 V AC/DC	1SDA073671R1	370,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YO 110-120 V AC/DC	1SDA073672R1	370,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YO 120-127 V AC/DC	1SDA073673R1	370,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YO 220-240 V AC/DC	1SDA073674R1	370,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YO 240-250 V AC/DC	1SDA073675R1	370,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YO 380-400 V AC	1SDA073677R1	519,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YO 415-440 V AC	1SDA073678R1	185,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YO 480-500 V AC	1SDA073679R1	519,00	0,120	1

Unterspannungsauslöser - UVR / YU - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Nicht verdrahtete Version					
XT1 bis XT4	YU 24-30 V AC/DC	1SDA066389R1	139,00		1
XT1 bis XT4	YU 48V AC/DC	1SDA069064R1	131,00	0,123	1
XT1 bis XT4	YU 60 V AC/DC	1SDA066390R1	139,00	0,120	1
XT1 bis XT4	YU 110-127 V AC / 110-125 V DC	1SDA066391R1	139,00	0,108	1
XT1 bis XT4	YU 220-240 V AC / 220-250 V DC	1SDA066392R1	139,00	0,107	1
XT1 bis XT4	YU 380-440 V AC	1SDA066393R1	139,00	0,115	1
XT1 bis XT4	YU 480-525 V AC	1SDA066394R1	139,00	0,120	1
Verdrahtete Version					
XT1 und XT3	YU-C 24-30 V AC/DC	1SDA066396R1	151,00	0,124	1
XT1 und XT3	YU-C 48V AC/DC	1SDA069065R1	145,00	0,123	1
XT1 und XT3	YU-C 60 V AC/DC	1SDA066397R1	151,00	0,120	1
XT1 und XT3	YU-C 110-127 V AC / 110-125 V DC	1SDA066398R1	151,00	0,123	1
XT1 und XT3	YU-C 220-240 V AC / 220-250 V DC	1SDA066399R1	151,00	0,121	1
XT1 und XT3	YU-C 380-440 V AC	1SDA066400R1	151,00	0,143	1
XT1 und XT3	YU-C 480-525 V AC	1SDA066401R1	151,00	0,120	1
XT2 und XT4	YU-C 24-30 V AC/DC	1SDA066396R1	151,00	0,124	1
XT2 und XT4	YU-C 48V AC/DC	1SDA069065R1	145,00	0,123	1
XT2 und XT4	YU-C 60 V AC/DC	1SDA066397R1	151,00	0,120	1
XT2 und XT4	YU-C 110-127 V AC / 110-125 V DC	1SDA066398R1	151,00	0,123	1
XT2 und XT4	YU-C 220-240 V AC / 220-250 V DC	1SDA066399R1	151,00	0,121	1
XT2 und XT4	YU-C 380-440 V AC	1SDA066400R1	151,00	0,143	1
XT2 und XT4	YU-C 480-525 V AC	1SDA066401R1	151,00	0,120	1

Unterspannungsauslöser - UVR / YU - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Verdrahtete Version					
XT2 und XT4	YU-C 24-30 V AC/DC	1SDA066403R1	164,00	0,118	1
XT2 und XT4	YU-C 48V AC/DC	1SDA069066R1	152,00	0,123	1
XT2 und XT4	YU-C 60 V AC/DC	1SDA066404R1	164,00	0,120	1
XT2 und XT4	YU-C 110-127 V AC / 110-125 V DC	1SDA066405R1	164,00	0,115	1
XT2 und XT4	YU-C 220-240 V AC / 220-250 V DC	1SDA066406R1	164,00	0,120	1
XT2 und XT4	YU-C 380-440 V AC	1SDA066407R1	164,00	0,116	1
XT2 und XT4	YU-C 480-525 V AC	1SDA066408R1	164,00	0,120	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Unterspannungsspule

Technischer Katalog

YU unverdrahtet

Unterspannungsauslöser - UVR / YU - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Nicht verdrahtete Version					
XT5-XT6	YU 12 V DC	1SDA104940R1	161,00	0,109	1
XT5-XT6	YU 24-30 V AC/DC	1SDA104941R1	161,00	0,109	1
XT5-XT6	YU 48-60 V AC/DC	1SDA104942R1	161,00	0,123	1
XT5-XT6	YU 110-127 V AC / 110-125 V DC	1SDA104943R1	161,00	0,108	1
XT5-XT6	YU 220-240 V AC / 220-250 V DC	1SDA104944R1	161,00	0,107	1
XT5-XT6	YU 380-440 V AC	1SDA104945R1	161,00	0,115	1
XT5-XT6	YU 480-525 V AC	1SDA104946R1	161,00	0,120	1
Verdrahtete Version					
XT5	YU-C 12 V DC	1SDA104954R1	179,00	0,123	1
XT5	YU-C 24-30 V AC/DC	1SDA104955R1	179,00		1
XT5	YU-C 48-60 V AC/DC	1SDA104956R1	179,00	0,121	1
XT5	YU-C 110-127 V AC / 110-125 V DC	1SDA104957R1	179,00	0,124	1
XT5	YU-C 220-240 V AC / 220-250 V DC	1SDA104958R1	179,00	0,143	1
XT5	YU-C 380-440 V AC	1SDA104959R1	179,00	0,123	1
XT5	YU-C 480-525 V AC	1SDA104960R1	179,00	0,120	1
XT6	YU-C 12 V DC	1SDA104954R1	179,00	0,123	1
XT6	YU-C 24-30 V AC/DC	1SDA104955R1	179,00		1
XT6	YU-C 48-60 V AC/DC	1SDA104956R1	179,00	0,121	1
XT6	YU-C 110-127 V AC / 110-125 V DC	1SDA104957R1	179,00	0,124	1
XT6	YU-C 220-240 V AC / 220-250 V DC	1SDA104958R1	179,00	0,143	1
XT6	YU-C 380-440 V AC	1SDA104959R1	179,00	0,123	1
XT6	YU-C 480-525 V AC	1SDA104960R1	179,00	0,120	1

Unterspannungsauslöser - UVR / YU - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Verdrahtete Version					
XT5	YU-C 12 V DC	1SDA104947R1	189,00	0,118	1
XT5	YU-C 24-30 V AC/DC	1SDA104948R1	189,00	0,118	1
XT5	YU-C 48-60 V AC/DC	1SDA104949R1	189,00	0,123	1
XT5	YU-C 110-127 V AC / 110-125 V DC	1SDA104950R1	189,00	0,115	1
XT5	YU-C 220-240 V AC / 220-250 V DC	1SDA104951R1	189,00	0,120	1
XT5	YU-C 380-440 V AC	1SDA104952R1	189,00	0,116	1
XT5	YU-C 480-525 V AC	1SDA104953R1	189,00	0,120	1
XT6	YU-C 12 V DC	1SDA104961R1	189,00	0,115	1
XT6	YU-C 24-30 V AC/DC	1SDA104962R1	189,00	0,118	1
XT6	YU-C 48-60 V AC/DC	1SDA104963R1	189,00	0,120	1
XT6	YU-C 110-127 V AC / 110-125 V DC	1SDA104964R1	189,00	0,118	1
XT6	YU-C 220-240 V AC / 220-250 V DC	1SDA104965R1	189,00	0,116	1
XT6	YU-C 380-440 V AC	1SDA104966R1	189,00	0,123	1
XT6	YU-C 480-525 V AC	1SDA104967R1	189,00	0,120	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Unterspannungsspule

Technischer Katalog

YU zu XT7/XT7 M

Unterspannungsauslöser - UVR / YU - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	YU 24 V AC/DC	1SDA073694R1	476,00	0,400	1
XT7-XT7 M	YU 30 V AC/DC	1SDA073695R1	476,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YU 48V AC/DC	1SDA073696R1	476,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YU 60 V AC/DC	1SDA073697R1	476,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YU 110-120 V AC/DC	1SDA073698R1	476,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YU 120-127 V AC/DC	1SDA073699R1	476,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YU 220-240 V AC/DC	1SDA073700R1	476,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YU 240-250 V AC/DC	1SDA073701R1	476,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YU 380-400 V AC	1SDA073703R1	476,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YU 415-440 V AC	1SDA073704R1	224,00	0,120	1
XT7-XT7 M	YU 480-500 V AC	1SDA073705R1	476,00	0,120	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Einschaltspule und Überwachungseinheiten

Technischer Katalog

YC zu XT7 M

Einschaltspule - SCR / YC - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	YC 24 V AC/DC	1SDA073681R1	370,00	0,400	1
XT7 M	YC 30 V AC/DC	1SDA073682R1	370,00	0,120	1
XT7 M	YC 48V AC/DC	1SDA073683R1	370,00	0,120	1
XT7 M	YC 60 V AC/DC	1SDA073684R1	370,00	0,120	1
XT7 M	YC 110-120 V AC/DC	1SDA073685R1	370,00	0,120	1
XT7 M	YC 120-127 V AC/DC	1SDA073686R1	370,00	0,120	1
XT7 M	YC 220-240 V AC/DC	1SDA073687R1	370,00	0,120	1
XT7 M	YC 240-250 V AC/DC	1SDA073688R1	370,00	0,120	1
XT7 M	YC 380-400 V AC	1SDA073690R1	519,00	0,120	1
XT7 M	YC 415-440 V AC	1SDA073691R1	185,00	0,120	1
XT7 M	YC 480-500 V AC	1SDA073692R1	519,00	0,120	1

Testeinheit Arbeitsstromauslöser SOR / YO - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1...XT7 M	SOR/YO - SCR/YC Testeinheit	1SDA073692R1	519,00	0,120	1

Verzögerungseinheit für Unterspannungsauslöser UVD

Verzögerungseinheit für Unterspannungsauslöser - UVD - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 bis XT4	UVD 24-30 V AC/DC	1SDA051357R1	477,00	0,150	1
XT1 bis XT4	UVD 48-60 V AC/DC	1SDA051358R1	477,00	0,150	1
XT1 bis XT4	UVD 110-125 V AC/DC	1SDA051360R1	477,00	0,258	1
XT1 bis XT4	UVD 220-250 V AC/DC	1SDA051361R1	477,00	0,269	1
XT5-XT6	UVD 24-30 V AC/DC	1SDA101983R1	491,00	1,600	1
XT5-XT6	UVD 48-60 V AC/DC	1SDA101984R1	491,00	1,600	1
XT5-XT6	UVD 110-125 V AC/DC	1SDA101981R1	491,00	1,300	1
XT5-XT6	UVD 220-250 V AC/DC	1SDA101982R1	491,00	1,600	1
XT7 - XT7 M	UVD 24-30 V AC/DC	1SDA038316R1	590,00	0,263	1
XT7 - XT7 M	UVD 48V AC/DC	1SDA038317R1	573,00	0,330	1
XT7 - XT7 M	UVD 60 V AC/DC	1SDA038318R1	573,00	0,323	1
XT7 - XT7 M	UVD 110-127 V AC/DC	1SDA038319R1	573,00	0,330	1
XT7 - XT7 M	UVD 220-250 V AC/DC	1SDA038320R1	590,00		1

Steckverbinder für ausfahrbare Version

Verbinder für Arbeitsstromauslöser und Unterspannungsspule ausfahrbare Version - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Verbinder für 4.Pol (N-Strompfad links) ausfahrbare Version					
XT2 und XT4	Verbinder 4.Pol für SOR /YO	1SDA066415R1	31,30	0,041	1
XT2 und XT4	Verbinder 4.Pol für UVR /YU	1SDA066418R1	31,30	0,038	1
Verbinder für 3.Pol (L1-Strompfad) ausfahrbare Version					
XT5	Verbinder 3.Pol für SOR /YO	1SDA104968R1	21,90	2,141	1
XT5	Verbinder 3.Pol für UVR /YU	1SDA104970R1	21,90	2,141	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Ausgelöstmeldung und Motorantrieb

Technischer Katalog

YR Rücksetzspule

MOD Motorantrieb

MOE Motorantrieb

Fernrückstellung mechanische Meldung Ausgelöst - YR

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	YR 24 V DC	1SDA073744R1	203,00	0,200	1
XT7 M	YR 110 V AC/DC	1SDA073745R1	203,00	0,200	1
XT7 M	YR 220 V AC/DC	1SDA073746R1	203,00	0,200	1

Motorantrieb

Motorantrieb mit Vor-Ort-Steuerung - MOD

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 und XT3	MOD 24 V DC	1SDA066457R1	597,00	1,355	1
XT1 und XT3	MOD 48-60 V DC	1SDA066458R1	597,00	1,400	1
XT1 und XT3	MOD 110-125 V AC/DC	1SDA066459R1	597,00	1,355	1
XT1 und XT3	MOD 220-250 V AC/DC	1SDA066460R1	597,00	1,360	1
XT1 und XT3	MOD 380-440 V AC	1SDA066461R1	597,00	1,400	1
XT1 und XT3	MOD 480-525 V AC	1SDA066462R1	597,00	1,540	1

Motorantrieb mit Federkraftspeicher - MOE

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	MOE 24 V DC	1SDA066463R1	1.015,00	1,361	1
XT2 und XT4	MOE 48-60 V DC	1SDA066464R1	1.015,00	1,160	1
XT2 und XT4	MOE 110-125 V AC/DC	1SDA066465R1	1.015,00	1,363	1
XT2 und XT4	MOE 220-250 V AC/DC	1SDA066466R1	1.015,00	1,357	1
XT2 und XT4	MOE 380-440 V AC	1SDA066467R1	1.015,00	1,160	1
XT2 und XT4	MOE 480-525 V AC	1SDA066468R1	1.015,00	1,300	1
XT5	MOE 24 V DC	1SDA104879R1	1.131,00	1,361	1
XT5	MOE 48-60 V DC	1SDA104881R1	1.131,00	1,160	1
XT5	MOE 110-125 V AC/DC	1SDA104883R1	1.131,00	1,363	1
XT5	MOE 220-250 V AC/DC	1SDA104885R1	1.131,00	1,357	1
XT5	MOE 380 V AC	1SDA104887R1	1.131,00	1,160	1
XT6	MOE 24 V DC	1SDA104889R1	1.435,00		1
XT6	MOE 48-60 V DC	1SDA104891R1	1.435,00	1,160	1
XT6	MOE 110-125 V AC/DC	1SDA104893R1	1.435,00		1
XT6	MOE 220-250 V AC/DC	1SDA104895R1	1.435,00	1,357	1
XT6	MOE 380 V AC	1SDA104897R1	1.435,00	1,160	1

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Motorantrieb

Technischer Katalog

MOE-E Motorantrieb

M Motorantrieb zu XT7 M

Motorantrieb für elektronische Ansteuerung zur Bus-Kommunikation mit Federkraftspeicher - MOE-E

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	MOE-E 24 V DC	1SDA066469R1	1.113,00	1,160	1
XT2 und XT4	MOE-E 48-60 V DC	1SDA066470R1	1.113,00	1,160	1
XT2 und XT4	MOE-E 110-125 V AC/DC	1SDA066471R1	1.113,00	1,160	1
XT2 und XT4	MOE-E 220-250 V AC/DC	1SDA066472R1	1.113,00	1,372	1
XT2 und XT4	MOE-E 380-440 V AC	1SDA066473R1	1.113,00	1,160	1
XT2 und XT4	MOE-E 480-525 V AC	1SDA066474R1	1.113,00	1,300	1
XT5	MOE-E 24 V DC	1SDA104899R1	1.300,00	1,160	1
XT5	MOE-E 48-60 V DC	1SDA104901R1	1.300,00	1,160	1
XT5	MOE-E 110-125 V AC/DC	1SDA104903R1	1.300,00	1,160	1
XT5	MOE-E 220-250 V AC/DC	1SDA104905R1	1.300,00	1,372	1
XT5	MOE-E 380 V AC	1SDA104907R1	1.300,00	1,160	1

Motorantrieb - M

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	M 24-30 V AC/DC	1SDA104919R1	1.413,00	2,200	1
XT7 M	M 48-60 V AC/DC	1SDA104920R1	1.413,00	2,200	1
XT7 M	M 100-130 V AC/DC	1SDA104921R1	1.413,00	2,200	1
XT7 M	M 220-250 V AC/DC	1SDA104922R1	1.413,00	2,200	1
XT7 M	M 380-415 V AC/DC	1SDA104923R1	1.413,00	2,200	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Anschlussabdeckungen

Technischer Katalog

Anschlussabdeckungen

Plombierbare Schraube

Anschlussabdeckungen - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA066655R1	30,90		1
XT1	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA066664R1	35,30	0,211	1
XT2	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA066657R1	36,20	0,057	1
XT2	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA066666R1	39,40	0,233	1
XT3	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA066660R1	45,50	0,072	1
XT3	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA066668R1	49,90	0,287	1
XT4	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA066662R1	51,00	0,068	1
XT4	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA066670R1	54,00	0,290	1
XT5	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA105018R1	132,00	0,068	1
XT5	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA105025R1	132,00	0,290	1
XT5	HTC_BS Anschlussabdeckung mit rückseitiger Schutzabdeckung	1SDA105043R1	165,00	0,290	1
XT5	HTC_ES Anschlussabdeckung für ES Anschluss Hoch	1SDA105031R1	232,00	0,290	1
XT5	HTC_ ES_BS Anschlussabdeckung für ES Anschluss mit rückseitiger Schutzabdeckung	1SDA105037R1	288,00	0,290	1
XT5	HTC - Anschlussabdeckung Unterteil FP für RC-Schutz 4P	–	–		1
XT6	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA105020R1	159,00	0,068	1
XT6	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA105027R1	159,00		1
XT7-XT7 M	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA107475R1	142,00	0,676	1
XT7-XT7 M	LTC Anschlussabdeckung Flach für ausfahrbar	1SDA105022R1	142,00	0,676	1
XT7-XT7 M	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA105029R1	142,00	0,509	1

Isolierplatten - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	Isolierplatte für Anschlussbereich XT5 Festeinbau	1SDA112971R1	36,10	0,120	1

Plombierbare Schrauben für Anschlussabdeckungen - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 bis XT4	Kit mit 2 Schrauben plombierbar	1SDA066672R1	21,00	0,013	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Anschlussabdeckungen

Technischer Katalog

Anschlussabdeckungen

Plombierbare Schraube

Anschlussabdeckungen - 4-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA066656R1	39,60	0,061	1
XT1	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA066665R1	45,50	0,254	1
XT2	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA066659R1	44,60	0,074	1
XT2	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA066667R1	49,20	0,299	1
XT3	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA066661R1	55,50	0,086	1
XT3	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA066669R1	60,50	0,356	1
XT4	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA066663R1	59,50	0,085	1
XT4	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA066671R1	64,50	0,358	1
XT5	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA105019R1	176,00	0,085	1
XT5	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA105026R1	176,00	0,290	1
XT5	HTC_BS Anschlussabdeckung mit rückseitiger Schutzabdeckung	1SDA105044R1	220,00	0,290	1
XT5	HTC_ES Anschlussabdeckung für ES Anschluss Hoch	1SDA105032R1	309,00	0,290	1
XT5	HTC_ ES_BS Anschlussabdeckung für ES Anschluss mit rückseitiger Schutzabdeckung	1SDA105038R1	386,00	0,290	1
XT5	HTC - Anschlussabdeckung Unterteil FP für RC-Schutz 4P	1SDA105024R1	176,00	0,290	1
XT6	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA105021R1	199,00	0,085	1
XT6	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA105028R1	210,00	0,290	1
XT7-XT7 M	LTC Anschlussabdeckung Flach (nur für R-Anschluss)	1SDA107476R1	186,00	0,676	1
XT7-XT7 M	LTC Anschlussabdeckung Flach für ausfahrbar	1SDA105023R1	186,00	0,676	1
XT7-XT7 M	HTC Anschlussabdeckung Hoch	1SDA105030R1	189,00	0,509	1

Isolierplatten - 4-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	Isolierplatte für Anschlussbereich XT5 Festeinbau	1SDA112972R1	36,10	0,120	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Phasentrennwände

Technischer Katalog

Phasentrennwände

Phasentrennwände (PB) für Leistungsschalter - 4 Stück

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 und XT3	PB Phasentrennwände Höhe 25mm	1SDA066674R1	18,30	0,060	1
XT1 und XT3	PB Phasentrennwände Höhe 100mm	1SDA066676R1	18,30	0,086	1
XT1 und XT3	PB Phasentrennwände Höhe 200mm	1SDA066678R1	26,30	0,125	1
XT2 und XT4	PB Phasentrennwände Höhe 25mm	1SDA069062R1	16,20	0,047	1
XT2 und XT4	PB Phasentrennwände Höhe 100mm	1SDA066675R1	18,30	0,105	1
XT2 und XT4	PB Phasentrennwände Höhe 200mm	1SDA066677R1	26,30	0,167	1
XT5	PB Phasentrennwände Höhe 25mm	1SDA105006R1	25,60	0,105	1
XT5	PB Phasentrennwände Höhe 100mm	1SDA105002R1	25,60	0,105	1
XT5	PB Phasentrennwände Höhe 200mm	1SDA105004R1	37,20	0,167	1
XT6	PB Phasentrennwände Höhe 100mm	1SDA105010R1	25,60	0,105	1
XT6	PB Phasentrennwände Höhe 200mm	1SDA105012R1	37,20	0,167	1
XT7-XT7 M	PB Phasentrennwände Höhe 100mm	1SDA073877R1	24,70	0,170	1
XT7-XT7 M	PB Phasentrennwände Höhe 200mm	1SDA073879R1	37,00	0,300	1

Phasentrennwände (PSR) für Unterteil (FP) - 4 Stück

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	PSR Phasentrennwände für Unterteil FP	1SDA068953R1	19,10	0,170	1
XT2	PSR Phasentrennwände für Unterteil FP	1SDA068953R1	19,10	0,170	1
XT3	PSR Phasentrennwände für Unterteil FP	1SDA068953R1	19,10	0,170	1
XT4	PSR Phasentrennwände für Unterteil FP	1SDA068953R1	19,10	0,170	1
XT5	PSR Phasentrennwände für Unterteil FP	1SDA105008R1	25,60	0,060	1

Eine Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück

Phasentrennwände (PSR) für Unterteil (FP) - 2 Stück

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	PSR Phasentrennwände für Unterteil FP ausfahrbar	1SDA076164R1	53,00	0,509	1

Eine Verpackungseinheit beinhaltet 2 Stück

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Phasentrennwände

Technischer Katalog

Phasentrennwände

Phasentrennwände (PB) für Leistungsschalter - 6 Stück

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 und XT3	PB Phasentrennwände Höhe 25mm	1SDA066679R1	26,30	0,060	1
XT1 und XT3	PB Phasentrennwände Höhe 100mm	1SDA066681R1	26,30	0,124	1
XT1 und XT3	PB Phasentrennwände Höhe 200mm	1SDA066683R1	40,90	0,125	1
XT2 und XT4	PB Phasentrennwände Höhe 25mm	1SDA069063R1	24,90	0,060	1
XT2 und XT4	PB Phasentrennwände Höhe 100mm	1SDA066680R1	26,30	0,160	1
XT2 und XT4	PB Phasentrennwände Höhe 200mm	1SDA066682R1	40,90	0,125	1
XT5	PB Phasentrennwände Höhe 25mm	1SDA105007R1	37,20	0,167	1
XT5	PB Phasentrennwände Höhe 100mm	1SDA105003R1	37,20	0,167	1
XT5	PB Phasentrennwände Höhe 200mm	1SDA105005R1	57,00	0,167	1
XT6	PB Phasentrennwände Höhe 100mm	1SDA105011R1	37,20	0,167	1
XT6	PB Phasentrennwände Höhe 200mm	1SDA105013R1	57,00	0,167	1
XT7-XT7 M	PB Phasentrennwände Höhe 100mm	1SDA073878R1	36,90	0,170	1
XT7-XT7 M	PB Phasentrennwände Höhe 200mm	1SDA073880R1	55,00	0,300	1

Phasentrennwände (PSR) für Unterteil (FP) - 6 Stück

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	PSR Phasentrennwände für Unterteil FP	1SDA068954R1	29,30	0,108	1
XT2	PSR Phasentrennwände für Unterteil FP	1SDA068954R1	29,30	0,108	1
XT3	PSR Phasentrennwände für Unterteil FP	1SDA068954R1	29,30	0,108	1
XT4	PSR Phasentrennwände für Unterteil FP	1SDA068954R1	29,30	0,108	1
XT5	PSR Phasentrennwände für Unterteil FP	1SDA105009R1	37,20	0,060	1

Eine Verpackungseinheit beinhaltet 6 Stück

Phasentrennwände (PSR) für Unterteil (FP) - 3 Stück

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	PSR Phasentrennwände für Unterteil FP ausfahrbar	1SDA076165R1	79,00	0,509	1

Eine Verpackungseinheit beinhaltet 3 Stück

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

IP Schutz

Technischer Katalog

IP54 Schutz für RHx

IP54 Schtuz für XT7 M

MOC Schaltspielzähler

IP Schutz für Drehantriebe

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 bis XT4	IP54 Schutz für RHE	1SDA066587R1	37,70	0,075	1
XT5	IP54 Schutz für RHD	1SDA104876R1	284,00	0,075	1
XT6	IP54 Schutz für RHD	1SDA104877R1	293,00	0,075	1
XT7	IP54 Schutz für RHD	1SDA104878R1	294,00	0,075	1

IP Schutz für Motorantriebe

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	IP54 Schutzabdeckung diverse Schlüssel für MOE	1SDA105105R1	96,00	1,260	1
XT5	IP54 Schutzabdeckung identische Schlüssel für MOE	1SDA105106R1	96,00	1,260	1
XT6	IP54 Schutzabdeckung diverse Schlüssel für MOE	1SDA105107R1	102,00	1,260	1
XT6	IP54 Schutzabdeckung identische Schlüssel für MOE	1SDA105108R1	102,00	1,260	1
XT7 M	IP54 Schutzabdeckung diverse Schlüssel	1SDA073866R1	147,00	1,260	1
XT7 M	IP54 Schutzabdeckung identische Schlüssel	1SDA073868R1	147,00	2,100	1

Schaltspielzähler - MOC

Mechanischer Schaltspielzähler - MOC

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	MOC Mechanischer Schaltspielzähler	1SDA101969R1	204,00	1,300	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Schlüssel- und Schlossverriegelungen

Technischer Katalog

Schlüsselverriegelung für Unterteile

KLP Schlüsselverriegelung für Einschub

PLP Schlossverriegelung für Einschub

Schlüssel-/Schlossverriegelungen für Unterteile (FP) von ausfahrbaren Schaltern

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	KL-D Schlüsselverriegelung FP, Giussani diverse Schlüssel	1SDA066293R1	40,90	0,050	1
XT2 und XT4	KL-S Schlüsselverriegelung FP, Giussani N.20005	1SDA066294R1	40,90	0,050	1
XT2 und XT4	KL-D Schlüsselverriegelung FP, Ronis 1228 diverse Schlüssel	1SDA066298R1	40,90	0,050	1
XT2 und XT4	KL-S Schlüsselverriegelung FP, Ronis 1228 Typ A Schlüssel	1SDA066300R1	40,90	0,050	1
XT5-XT6	KL-D Schlüsselverriegelung FP, Giussani diverse Schlüssel	1SDA105112R1	57,00	0,064	1
XT5-XT6	KL-S Schlüsselverriegelung FP, Giussani N.20005	1SDA105113R1	57,00	0,064	1
XT5-XT6	KL-D Schlüsselverriegelung FP, Ronis 1228 diverse Schlüssel	1SDA105109R1	57,00	0,064	1
XT5-XT6	KL-S Schlüsselverriegelung FP, Ronis 1228 Typ A Schlüssel	1SDA105114R1	57,00	0,064	1
XT5-XT6	KL_A Ronis Vorbereitung 1104 FP	1SDA105110R1	51,50	0,064	1
XT5-XT6	KL_A STI Vorbereitung FP	1SDA105111R1	51,50	0,064	1
XT7-XT7 M	KLP-A Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung Castell 1 Schlüssel	1SDA073836R1	89,00	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-A Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung Castell 2 Schlüssel	1SDA073837R1	89,00	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-A Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung Ronis Prof. Kirk 1 Schlüssel	1SDA073834R1	89,00	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-A Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung Ronis Prof. Kirk 2 Schlüssel	1SDA073835R1	89,00	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-A Schlüsselverr. Ronis-STI 1 Schlüssel	1SDA085737R1	102,00	1,000	1
XT7-XT7 M	KLP-A Schlüsselverr. Ronis-STI 2 Schlüssel	1SDA085738R1	136,00	1,000	1
XT7-XT7 M	KLP-D Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung 1 Schlüssel	1SDA073822R1	43,70	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-D Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung 2 Schlüssel	1SDA073828R1	43,70	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-S Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung N.20005 1 Schlüssel	1SDA073823R1	43,70	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-S Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung N.20005 2 Schlüssel	1SDA073829R1	43,70	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-S Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung N.20006 1 Schlüssel	1SDA073824R1	43,70	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-S Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung N.20006 2 Schlüssel	1SDA073830R1	43,70	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-S Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung N.20007 1 Schlüssel	1SDA073825R1	43,70	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-S Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung N.20007 2 Schlüssel	1SDA073831R1	43,70	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-S Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung N.20008 1 Schlüssel	1SDA073826R1	43,70	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-S Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung N.20008 2 Schlüssel	1SDA073832R1	43,70	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-S Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung N.20009 1 Schlüssel	1SDA073827R1	43,70	0,300	1
XT7-XT7 M	KLP-S Schlüsselverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung N.20009 2 Schlüssel	1SDA073833R1	43,70	0,300	1
XT7-XT7 M	Verriegelung in Aussenstellung (Zusatz zu KLP-x /PLP)	1SDA073838R1	81,00	0,100	1
XT7-XT7 M	PLP Schlossverr. in Betrieb/Test/Aussenstellung D=4/6/8mm	1SDA073840R1	277,00	0,100	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Schlüssel- und Schlossverriegelungen

Technischer Katalog

Schlossverriegelung PLL

Schlossverriegelung PLC

Schlossverriegelung abnehmbar

Schlüsselverriegelung

Schlossverriegelungen für Leistungsschalter - KLC

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 und XT3	PLL Schlossverriegelung demontierbar in AUS-Position	1SDA066588R1	44,20	0,029	1
XT1 und XT3	PLL Schlossverriegelung in AUS-Position	1SDA066589R1	44,20	0,060	1
XT1 und XT3	PLL Schlossverriegelung in AUS/EIN-Position	1SDA066591R1	44,20	0,055	1
XT2 und XT4	PLL Schlossverriegelung in AUS-Position	1SDA066590R1	40,90	0,065	1
XT2 und XT4	PLL Schlossverriegelung in AUS/EIN-Position	1SDA066592R1	40,90	0,058	1
XT5	PLL Schlossverriegelung demontierbar in AUS-Position	1SDA105100R1	83,50		1
XT5	PLL Schlossverriegelung in AUS-Position	1SDA105099R1	89,00	0,060	1
XT5	PLL Schlossverriegelung in AUS/EIN-Position	1SDA105098R1	89,00	0,058	1
XT6	PLL Schlossverriegelung demontierbar in AUS-Position	1SDA105103R1	99,50		1
XT6	PLL Schlossverriegelung in AUS-Position	1SDA105102R1	113,00	0,060	1
XT6	PLL Schlossverriegelung in AUS/EIN-Position	1SDA105101R1	113,00	0,058	1
XT7	PLL Schlossverriegelung in AUS-Position	1SDA105104R1	67,00	0,060	1
XT7 M	PLC Schlossverriegelung in AUS-Position D=4mm	1SDA073800R1	65,00	0,100	1
XT7 M	PLC Schlossverriegelung in AUS-Position D=7mm	1SDA073801R1	65,00	0,100	1
XT7 M	PLC Schlossverriegelung in AUS-Position D=8mm	1SDA073802R1	65,00	0,100	1

Schlüsselverriegelungen für Leistungsschalter - KLC

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, diverse Schlüssel, abziehbar in AUS	1SDA066593R1	78,50	0,076	1
XT1	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ A, abziehbar in AUS	1SDA066594R1	78,50	0,076	1
XT1	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ B, abziehbar in AUS	1SDA066595R1	78,50	0,064	1
XT1	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ C, abziehbar in AUS	1SDA066596R1	78,50	0,064	1
XT1	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ D, abziehbar in AUS	1SDA066597R1	78,50	0,064	1
XT1	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel, abziehbar in AUS/EIN	1SDA066598R1	78,50	0,064	1
XT3	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, diverse Schlüssel, abziehbar in AUS	1SDA066605R1	78,50	0,064	1
XT3	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ A, abziehbar in AUS	1SDA066606R1	78,50	0,064	1
XT3	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ B, abziehbar in AUS	1SDA066607R1	78,50	0,064	1
XT3	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ C, abziehbar in AUS	1SDA066608R1	78,50	0,064	1
XT3	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ D, abziehbar in AUS	1SDA066609R1	78,50	0,064	1
XT3	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel, abziehbar in AUS/EIN	1SDA066610R1	78,50	0,064	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Schlüsselverriegelungen

Technischer Katalog

Schlüsselverriegelung KLC

Schlüsselverriegelung KLC

Schlüsselverriegelungen für Leistungsschalter - KLC

Bau-größe	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, diverse Schlüssel, abziehbar in AUS	1SDA066599R1	74,00	0,071	1
XT2 und XT4	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ A, abziehbar in AUS	1SDA066600R1	74,00	0,064	1
XT2 und XT4	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ B, abziehbar in AUS	1SDA066601R1	74,00	0,064	1
XT2 und XT4	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ C, abziehbar in AUS	1SDA066602R1	74,00	0,064	1
XT2 und XT4	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ D, abziehbar in AUS	1SDA066603R1	74,00	0,064	1
XT2 und XT4	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel, abziehbar in AUS/EIN	1SDA066604R1	74,00	0,064	1
XT5-XT6	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, diverse Schlüssel, abziehbar in AUS	1SDA105066R1	149,00	0,064	1
XT5-XT6	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ A, abziehbar in AUS	1SDA105062R1	149,00	0,064	1
XT5-XT6	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ B, abziehbar in AUS	1SDA105063R1	149,00	0,064	1
XT5-XT6	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ C, abziehbar in AUS	1SDA105064R1	149,00	0,064	1
XT5-XT6	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ D, abziehbar in AUS	1SDA105065R1	149,00	0,064	1
XT5-XT6	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel, abziehbar in AUS/EIN	1SDA105061R1	149,00	0,064	1
XT5-XT6	KLC-A Kirk Schlüsselverriegelung	1SDA105067R1	134,00	0,100	1
XT5-XT6	KLC-A Ronis 1104 Schlüsselverriegelung	1SDA105068R1	134,00	0,100	1
XT5-XT6	KLC-A STI Schlüsselverriegelung	1SDA105069R1	134,00	0,100	1
XT7	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, diverse Schlüssel, abziehbar in AUS	1SDA105075R1	46,30	0,100	1
XT7	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ A, abziehbar in AUS	1SDA105071R1	46,30	0,064	1
XT7	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ B, abziehbar in AUS	1SDA105072R1	46,30	0,064	1
XT7	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ C, abziehbar in AUS	1SDA105073R1	46,30	0,064	1
XT7	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel Typ D, abziehbar in AUS	1SDA105074R1	46,30	0,064	1
XT7	KLC Ronis Schlüsselverriegelung in AUS-Position, identische Schlüssel, abziehbar in AUS/EIN	1SDA105070R1	46,30	0,100	1
XT7	KLC-A Kirk Schlüsselverriegelung	1SDA105076R1	64,50	0,100	1
XT7	KLC-A Ronis 1104 Schlüsselverriegelung	1SDA105077R1	64,50	0,100	1
XT7	KLC-A STI Schlüsselverriegelung	1SDA105078R1	64,50	0,100	1
XT7	KLC-A Castell Schlüsselverriegelung	1SDA105149R1	41,20	0,100	1
XT7 M	KLC-D Schlüsselverriegelung in AUS	1SDA107494R1	46,30	0,100	1
XT7 M	KLC-S Schlüsselverriegelung in AUS N.20005	1SDA107495R1	46,30	0,100	1
XT7 M	KLC-S Schlüsselverriegelung in AUS N.20006	1SDA107496R1	46,30	0,100	1
XT7 M	KLC-S Schlüsselverriegelung in AUS N.20007	1SDA107497R1	46,30	0,100	1
XT7 M	KLC-S Schlüsselverriegelung in AUS N.20008	1SDA107498R1	46,30	0,100	1
XT7 M	KLC-S Schlüsselverriegelung in AUS N.20009	1SDA107499R1	46,30	0,100	1
XT7 M	KLC-A Castell Schlüsselverriegelung in AUS [1)]	1SDA107500R1	37,20	0,100	1
XT7 M	KLC-A Kirk Schlüsselverriegelung in AUS	1SDA101967R1	89,00	1,300	1
XT7 M	KLC-A Ronis 1104 - STI Schlüsselverriegelung in AUS	1SDA101968R1	89,00	1,300	1

1) Vorbereitung nur ab Werk möglich

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Schlüsselverriegelungen

Technischer Katalog

Schlüsselverriegelung für Drehantrieb

Schlüsselverriegelungen für Drehantrieb RHx und Frontaufsatz FLD - RHL

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 bis XT4	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, div.Schl. RHx/FLD	1SDA066617R1	45,50	0,100	1
XT1 bis XT4	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ A RHx/FLD	1SDA066618R1	45,50	0,048	1
XT1 bis XT4	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ B RHx/FLD	1SDA066619R1	45,50	0,100	1
XT1 bis XT4	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ C RHx/FLD	1SDA066620R1	45,50	0,100	1
XT1 bis XT4	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ D RHx/FLD	1SDA066621R1	45,50	0,100	1
XT1 bis XT4	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS/EIN, div.Schl. RHx	1SDA066622R1	60,50	0,100	1
XT1 bis XT4	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS/EIN, div.Schl. FLD	1SDA069182R1	53,00	0,100	1
XT5	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, div.Schl. RHx/FLD	1SDA105081R1	46,30	0,100	1
XT5	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ A RHx/FLD	1SDA105082R1	46,30	0,048	1
XT5	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ B RHx/FLD	1SDA105083R1	46,30	0,048	1
XT5	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ C RHx/FLD	1SDA105084R1	46,30	0,048	1
XT5	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ D RHx/FLD	1SDA105085R1	46,30	0,048	1
XT5	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS/EIN, div.Schl. RHx/FLD	1SDA105080R1	46,30	0,100	1
XT6	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, div.Schl. FLD	1SDA105091R1	52,50	0,100	1
XT6	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ A FLD	1SDA105086R1	52,50	0,048	1
XT6	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ B FLD	1SDA105087R1	52,50	0,048	1
XT6	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ C FLD	1SDA105088R1	52,50	0,048	1
XT6	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ D FLD	1SDA105089R1	52,50	0,048	1
XT6	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS/EIN, div.Schl. FLD	1SDA105090R1	52,50	0,100	1
XT6-XT7	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, div.Schl. RHx	1SDA105091R1	52,50	0,100	1
XT6-XT7	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ A RHx	1SDA105086R1	52,50	0,048	1
XT6-XT7	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ B RHx	1SDA105087R1	52,50	0,048	1
XT6-XT7	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ C RHx	1SDA105088R1	52,50	0,048	1
XT6-XT7	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schl.Typ D RHx	1SDA105089R1	52,50	0,048	1
XT6-XT7	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS/EIN, div.Schl. RHx	1SDA105090R1	52,50	0,100	1

Schlüsselverriegelung für Schaltfeldtür mit Drehantrieb RHE - RHL

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT4-XT7	RHL Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, div.Schl. für Schaltfeldtür	1SDA105079R1	43,60	0,048	1

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Schlüsselverriegelungen

Technischer Katalog

Schlüsselverriegelung auf Motorantrieb

Schlüsselverriegelung auf Motorantrieb MOD/MOE - MOL

Bau-größe	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 und XT3	MOL-D Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, div.Schlüssel	1SDA066623R1	94,50	0,080	1
XT1 und XT3	MOL-S Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schlüssel Typ A	1SDA066624R1	94,50	0,049	1
XT1 und XT3	MOL-S Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schlüssel Typ B	1SDA066625R1	94,50	0,080	1
XT1 und XT3	MOL-S Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schlüssel Typ C	1SDA066626R1	94,50	0,080	1
XT1 und XT3	MOL-S Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schlüssel Typ D	1SDA066627R1	94,50	0,080	1
XT2 und XT4	MOL-D Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, div.Schlüssel	1SDA066629R1	108,00	0,071	1
XT2 und XT4	MOL-S Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schlüssel Typ A	1SDA066630R1	108,00	0,080	1
XT2 und XT4	MOL-S Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schlüssel Typ B	1SDA066631R1	108,00	0,080	1
XT2 und XT4	MOL-S Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schlüssel Typ C	1SDA066632R1	108,00	0,080	1
XT2 und XT4	MOL-S Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schlüssel Typ D	1SDA066633R1	108,00	0,080	1
XT2 und XT4	MOL-M Schlüsselverriegelung gegen manuelle Betätigung	1SDA066634R1	108,00	0,071	1
XT5-XT6	MOL-D Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, div.Schlüssel	1SDA105092R1	81,00	0,071	1
XT5-XT6	MOL-S Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schlüssel Typ A	1SDA105094R1	81,00	0,080	1
XT5-XT6	MOL-S Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schlüssel Typ B	1SDA105095R1	81,00	0,080	1
XT5-XT6	MOL-S Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schlüssel Typ C	1SDA105096R1	81,00	0,080	1
XT5-XT6	MOL-S Ronis Schlüsselverriegel. in AUS, ident.Schlüssel Typ D	1SDA105097R1	81,00	0,080	1
XT5-XT6	MOL-M Schlüsselverriegelung gegen manuelle Betätigung	1SDA105093R1	81,00	0,071	1

Schutzabdeckung für Bedientasten PBC

Plombiereinheit für thermische Einstellung von Schutzauslösern

Bau-größe	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1 und XT3	Plombiereinheit für thermische Einstellung von TMD Auslösern	1SDA066651R1	31,30	0,020	1

Schutzabdeckung für Bedientasten EIN/AUS - PBC

Bau-größe	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7 M	PBC Schutzabdeckung EIN/AUS	1SDA073854R1	81,00	0,100	1
XT7 M	PBC Schutzabdeckung EIN/AUS D=4mm	1SDA073857R1	81,00	0,100	1
XT7 M	PBC Schutzabdeckung EIN/AUS D=7mm	1SDA073856R1	81,00	0,100	1
XT7 M	PBC Schutzabdeckung EIN/AUS D=8mm	1SDA073855R1	81,00	0,100	1

Mechanische Türverriegelung DL

Mechanische Türverriegelung in EIN-Position - DLC

Bau-größe	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	DLC Türverriegelung direkt für Schalter mit Wandbefestigung	1SDA079779R1	598,00	1,200	1
XT7-XT7 M	DLC Türverriegelung direkt für Schalter mit Bodenbefestigung	1SDA079780R1	567,00		1
XT7-XT7 M	DLC Türverriegelung direkt für Unterteil von ausfahrb. Schalter	1SDA079781R1	510,00	1,200	1
XT7-XT7 M	DLC Türverriegelung Kabelzug für Schalter mit Wandbefestigung	1SDA081032R1	598,00	0,001	1
XT7-XT7 M	DLC Türverriegelung Kabelzug für Schalter mit Bodenbefestigung	1SDA081033R1	567,00	1,300	1
XT7-XT7 M	DLC Türverriegelung Kabelzug für Unterteil von ausfahrb. Schalter	1SDA081034R1	449,00	1,200	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Abdeckrahmen

Technischer Katalog

Abdeckrahmen

Abdeckrahmen ausfahrbare Version

Abdeckrahmen

Abdeckrahmen für Leistungsschalter und frontseitiges Zubehör - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	Abdeckrahmen klein für Leistungsschalter	1SDA068657R1	25,80	0,020	1
XT1	Abdeckrahmen gross für Leistungsschalter	1SDA068639R1	25,80	0,020	1
XT1	Abdeckrahmen für Motorantrieb MOD	1SDA068648R1	34,30	0,020	1
XT1	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD	1SDA068651R1	34,30	0,020	1
XT1	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel/Inst	1SDA068653R1	51,00	0,020	1
XT2	Abdeckrahmen klein für Leistungsschalter	1SDA068657R1	25,80	0,020	1
XT2	Abdeckrahmen gross für Leistungsschalter	1SDA068641R1	23,90	0,020	1
XT2	Abdeckrahmen für Motorantr.MOE u.Aufsatz FLD	1SDA068649R1	31,80	0,036	1
XT2	Abdeckrahmen für Motorantr.MOE u.Aufsatz FLD ausfahrb.	1SDA068650R1	31,80	0,020	1
XT2	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD	1SDA068651R1	34,30	0,020	1
XT2	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD ausfahrbar	1SDA068652R1	31,80	0,020	1
XT2	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel	–	–		1
XT2	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel ausfahrb.	–	–		1
XT3	Abdeckrahmen klein für Leistungsschalter	1SDA068657R1	25,80	0,020	1
XT3	Abdeckrahmen gross für Leistungsschalter	1SDA068644R1	25,80	0,020	1
XT3	Abdeckrahmen für Motorantrieb MOD	1SDA068648R1	34,30	0,020	1
XT3	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD	1SDA068651R1	34,30	0,020	1
XT3	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel/Inst	1SDA068655R1	51,00	0,020	1
XT4	Abdeckrahmen klein für Leistungsschalter	1SDA068657R1	25,80	0,020	1
XT4	Abdeckrahmen gross für Leistungsschalter	1SDA068646R1	23,90	0,020	1
XT4	Abdeckrahmen für Motorantr.MOE u.Aufsatz FLD	1SDA068649R1	31,80	0,036	1
XT4	Abdeckrahmen für Motorantr.MOE u.Aufsatz FLD ausfahrb.	1SDA068650R1	31,80	0,020	1
XT4	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD	1SDA068651R1	34,30	0,020	1
XT4	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD ausfahrbar	1SDA068652R1	31,80	0,020	1
XT4	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel	–	–		1
XT4	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel ausfahrb.	–	–		1
XT5	Abdeckrahmen für Leistungsschalter	1SDA105139R1	114,00	0,020	1
XT5	Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehantr.RHD	1SDA105137R1	117,00	0,036	1
XT5	Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehantr.RHD ausfb.	1SDA105138R1	114,00	0,036	1
XT5	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel	–	–		1
XT5	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel ausfahrb.	–	–		1
XT6	Abdeckrahmen für Leistungsschalter	1SDA105142R1	118,00	0,036	1
XT6	Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehantr.RHD	1SDA105140R1	118,00	0,036	1
XT6	Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehantr.RHD ausfb.	1SDA105141R1	118,00	0,036	1
XT7	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD	1SDA105143R1	122,00	0,036	1
XT7-XT7 M	Abdeckrahmen für Leistungsschalter IP30	1SDA073862R1	118,00	0,214	1
XT7-XT7 M	Abdeckrahmen für Leistungsschalter IP30 ausfahrbar	1SDA073863R1	121,00	0,214	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Abdeckrahmen

Technischer Katalog

Abdeckrahmen

Abdeckrahmen ausfahrbare Version

Abdeckrahmen

Abdeckrahmen für Leistungsschalter und frontseitiges Zubehör - 4-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	Abdeckrahmen klein für Leistungsschalter	1SDA068657R1	25,80	0,020	1
XT1	Abdeckrahmen gross für Leistungsschalter	1SDA068640R1	25,80	0,020	1
XT1	Abdeckrahmen für Motorantrieb MOD	1SDA068648R1	34,30	0,020	1
XT1	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD	1SDA068651R1	34,30	0,020	1
XT1	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel/Inst	1SDA068654R1	51,00	0,020	1
XT2	Abdeckrahmen klein für Leistungsschalter	1SDA068657R1	25,80	0,020	1
XT2	Abdeckrahmen gross für Leistungsschalter	1SDA068642R1	23,90	0,020	1
XT2	Abdeckrahmen für Motorantr.MOE u.Aufsatz FLD	1SDA068649R1	31,80	0,036	1
XT2	Abdeckrahmen für Motorantr.MOE u.Aufsatz FLD ausfahrb.	1SDA068650R1	31,80	0,020	1
XT2	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD	1SDA068651R1	34,30	0,020	1
XT2	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD ausfahrbar	1SDA068652R1	31,80	0,020	1
XT2	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel	1SDA066647R1	51,00	0,020	1
XT2	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel ausfahrb.	1SDA066648R1	51,00	0,020	1
XT3	Abdeckrahmen klein für Leistungsschalter	1SDA068657R1	25,80	0,020	1
XT3	Abdeckrahmen gross für Leistungsschalter	1SDA068645R1	25,80	0,020	1
XT3	Abdeckrahmen für Motorantrieb MOD	1SDA068648R1	34,30	0,020	1
XT3	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD	1SDA068651R1	34,30	0,020	1
XT3	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel/Inst	1SDA068656R1	51,00	0,020	1
XT4	Abdeckrahmen klein für Leistungsschalter	1SDA068657R1	25,80	0,020	1
XT4	Abdeckrahmen gross für Leistungsschalter	1SDA068647R1	23,90	0,020	1
XT4	Abdeckrahmen für Motorantr.MOE u.Aufsatz FLD	1SDA068649R1	31,80	0,036	1
XT4	Abdeckrahmen für Motorantr.MOE u.Aufsatz FLD ausfahrb.	1SDA068650R1	31,80	0,020	1
XT4	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD	1SDA068651R1	34,30	0,020	1
XT4	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD ausfahrbar	1SDA068652R1	31,80	0,020	1
XT4	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel	1SDA066649R1	51,00	0,020	1
XT4	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel ausfahrb.	1SDA066650R1	52,50	2,700	1
XT5	Abdeckrahmen für Leistungsschalter	1SDA105139R1	114,00	0,020	1
XT5	Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehantr.RHD	1SDA105137R1	117,00	0,036	1
XT5	Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehantr.RHD ausfb.	1SDA105138R1	114,00	0,036	1
XT5	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel	1SDA105135R1	114,00	0,020	1
XT5	Abdeckrahmen für RC Fehlerstromschutz RC Sel ausfahrb.	1SDA105136R1	107,00	0,020	1
XT6	Abdeckrahmen für Leistungsschalter	1SDA105142R1	118,00	0,036	1
XT6	Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehantr.RHD	1SDA105140R1	118,00	0,036	1
XT6	Abdeckrahmen für MOE/Aufsatz FLD/Drehantr.RHD ausfb.	1SDA105141R1	118,00	0,036	1
XT7	Abdeckrahmen für Drehantrieb direkt RHD	1SDA105143R1	122,00	0,036	1
XT7-XT7 M	Abdeckrahmen für Leistungsschalter IP30	1SDA073862R1	118,00	0,214	1
XT7-XT7 M	Abdeckrahmen für Leistungsschalter IP30 ausfahrbar	1SDA073863R1	121,00	0,214	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Mechanische Verriegelungen und Umschalteinrichtungen

Technischer Katalog

Verriegelungsrahmen MIR-H

Verriegelungsplatte

Rückseitige mechanische Verriegelungen

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1-XT2-XT3-XT4					
XT1 bis XT4	MIR-H Verriegelungsrahmen horizontal	1SDA066637R1	192,00	3,946	1
XT1 bis XT4	MIR-V Verriegelungsrahmen vertikal	1SDA066638R1	192,00	2,700	1
XT1	XT1 F Platte für Schalter Festeinbau (pro Schalter erforderlich)	1SDA066639R1	55,50	0,578	1
XT1	XT1 P Platte für Schalter steckbar (pro Schalter erforderlich)	1SDA066640R1	55,50	2,700	1
XT2	XT2 F Platte für Schalter Festeinbau (pro Schalter erforderlich)	1SDA066641R1	52,50	0,570	1
XT2	XT2 P/W Platte für Schalter steckbar/ausfahrbar (pro Schalter erforderlich)	1SDA066642R1	52,50	2,700	1
XT3	XT3 F Platte für Schalter Festeinbau (pro Schalter erforderlich)	1SDA066643R1	55,50	0,550	1
XT3	XT3 P Platte für Schalter steckbar (pro Schalter erforderlich)	1SDA066644R1	55,50	4,000	1
XT4	XT4 F Platte für Schalter Festeinbau (pro Schalter erforderlich)	1SDA066645R1	52,50	0,563	1
XT4	XT4 P/W Platte für Schalter steckbar/ausfahrbar (pro Schalter erforderlich)	1SDA066646R1	52,50	0,563	1
XT5					
XT5	MIR-H Verriegelungsrahmen horizontal	1SDA105117R1	189,00	5,432	1
XT5	MIR-V Verriegelungsrahmen vertikal	1SDA105119R1	189,00	2,700	1
XT5	XT5 F Platte für Schalter Festeinbau (pro Schalter erforderlich)	1SDA105122R1	38,70	0,570	1
XT5	XT5 P/W 400A Platte für Schalter steckbar/ausfahrbar (pro Schalter erforderlich)	1SDA105123R1	38,70	2,700	1
XT5	XT5 P/W 630A Platte für Schalter steckbar/ausfahrbar (pro Schalter erforderlich)	1SDA105124R1	38,70	2,700	1
XT5	XT4 F Platte für Schalter Festeinbau mit XT5	1SDA105121R1	38,70	2,700	1
XT5	XT4 P/W Platte für Schalter steckbar/ausfahrbar mit XT5	1SDA105125R1	38,70	2,700	1
XT6					
XT6	MIR-H Verriegelungsrahmen horizontal	1SDA105118R1	464,00	5,432	1
XT6	MIR-V Verriegelungsrahmen vertikal	1SDA105120R1	464,00	2,700	1
XT6	XT6 F Platte für Schalter Festeinbau (pro Schalter erforderlich)	1SDA105126R1	94,00	0,570	1
XT6	XT6 W Platte für Schalter ausfahrbar (pro Schalter erforderlich)	1SDA105127R1	94,00	2,700	1
XT6	XT5 F Platte für Schalter Festeinbau mit XT6	1SDA101988R1	94,00	1,600	1
XT6	XT5 P/W 400A Platte für Schalter steckbar/ausfahrbar mit XT6	1SDA101989R1	94,00	1,600	1
XT6	XT5 P/W 630A Platte für Schalter steckbar/ausfahrbar mit XT6	1SDA101990R1	91,50		1

Hinweis: Bei Vorhandensein eines Motorantriebes MOE/MOE-E der mechanisch verriegelten Schalter ist eine Schlüsselverriegelung MOL-D oder MOL-S erforderlich.

Verriegelung mit Kabelzug

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	Typ A Kabelzug für mechanische Verriegelung horizontal [1]	1SDA073881R1	351,00	0,700	1
XT7-XT7 M	Typ A Kabelzug für mechanische Verriegelung vertikal [1]	1SDA073885R1	351,00	0,583	1
XT7-XT7 M	Aufnahme der mechanischen Verriegelung Typ A des Unterteils (FP) [2]	1SDA073896R1	429,00	1,900	1
XT7-XT7 M	Aufnahme der mechanischen Verriegelung Typ A für Befestigung auf Bodenplatte [3]	1SDA073893R1	429,00	0,900	1
XT7-XT7 M	Aufnahme der mechanischen Verriegelung Typ A für Wandmontage [3]	1SDA073894R1	429,00	1,900	1
XT7-XT7 M	Typ B, C, D Kabelzug für mechanische Verriegelung horizontal [1]	1SDA073882R1	351,00	2,141	1
XT7-XT7 M	Typ B, C, D Kabelzug für mechanische Verriegelung vertikal [1]	1SDA073886R1	351,00	1,725	1
XT7-XT7 M	Aufnahme der mechanischen Verriegelung Typ C des Unterteils (FP) [2]	1SDA101985R1	466,00	1,600	1
XT7-XT7 M	Aufnahme der mechanischen Verriegelung Typ C des Schalters Bodenbefestigung [3]	1SDA101986R1	466,00	1,600	1
XT7-XT7 M	Aufnahme der mechanischen Verriegelung Typ C des Schalters Wandbefestigung [3]	1SDA101987R1	466,00	1,600	1
XT7-XT7 M	Aufnahme der mechanischen Verriegelung Typ B-D des Unterteils (FP) [2]	1SDA105128R1	466,00	0,900	1
XT7-XT7 M	Aufnahme der mechanischen Verriegelung Typ B-D des Schalters Bodenbefestigung [3]	1SDA105129R1	466,00	0,900	1
XT7-XT7 M	Aufnahme der mechanischen Verriegelung Typ B-D des Schalters Wandbefestigung [3]	1SDA105130R1	466,00	1,900	1

Hinweis: Für eine komplette Verriegelung von zwei Leistungschaltern ist erforderlich:
1 Stück Kabelzug aus Funktionsgruppe [1]
1 Stück Aufnahme Typ A oder B oder C oder D für Unterteil eines ausfahrbaren Schalters aus Funktionsgruppe [2] **ODER**
1 Stück Aufnahme je Schalter in Festeinbau aus Funktionsgruppe [3]

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Fehlerstromschutzauslöser

Technischer Katalog

RC Inst / RC Sel

RC Sel

RC Schutzauslöser für Schaltfeldtür RCQ020/A

Toroid

Fehlerstromschutzauslöser - RC - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	XT1 RC Inst	1SDA067122R1	607,00	1,093	1
XT1	XT1 RC Sel	1SDA067123R1	1.162,00	1,097	1
XT3	XT3 RC Inst	1SDA067127R1	1.134,00	1,419	1
XT3	XT3 RC Sel	1SDA067128R1	1.262,00	1,447	1

1) RC-Schutzauslöser kann auch auf 3-poligen Leistungsschaltern montiert werden

Fehlerstromschutzauslöser für Türeinbau - 3-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1-XT7 M	RCQ020/A 115-230 V AC	1SDA065979R1	601,00	0,599	1
XT1-XT7 M	RCQ020/A 415 V AC	1SDA065980R1	601,00	0,538	1
XT1-XT7 M	RCQ020/P 110-690 V AC	1SDA069390R1	896,00	0,538	1
XT1-XT7 M	RC Ringkernwandler geschlossen Ø 60mm	1SDA037394R1	564,00	0,492	1
XT1-XT7 M	RC Ringkernwandler geschlossen Ø 110mm	1SDA037395R1	697,00	1,283	1
XT1-XT7 M	RC Ringkernwandler geschlossen Ø 185mm	1SDA050543R1	761,00	3,144	1

Hinweis: Arbeitsstromauslöser und Unterspannungsspule sind separat zu bestellen

Fehlerstromschutzauslöser - RC - 4-polig

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT1	RC Sel 200mm	1SDA067121R1	1.300,00	1,171	1
XT1	XT1 RC Inst	1SDA067124R1	652,00	1,236	1
XT1	XT1 RC Sel	1SDA067125R1	1.246,00	1,255	1
XT2	XT2 RC Sel	1SDA067126R1	1.371,00	1,232	1
XT3	XT3 RC Inst	1SDA067129R1	1.221,00	1,875	1
XT3	XT3 RC Sel	1SDA067130R1	1.356,00	1,891	1
XT3	XT3 RC B (Fehlerstromschutzauslöser Typ B)	1SDA067132R1	1.950,00	1,998	1
XT4	XT4 RC Sel	1SDA067131R1	1.542,00	1,675	1
XT5	XT5 RC Sel [1)]	1SDA105131R1	1.703,00	1,232	1

1) RC-Schutzauslöser kann auch auf 3-poligen Leistungsschaltern montiert werden

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Zubehör für elektronische Schutzauslöser
Ekip LSI / LSIG / M-LRIU

Technischer Katalog

Ekip Display

Ekip LED Meter

Ekip Multimiter Display

Ekip LSI - Ekip LSIG - Ekip M-LRIU Schutzauslöser

Zubehör für elektronische Schutzauslöser Ekip Dip (LSI, LSIG, M-LRIU) - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	Ekip Display	1SDA068659R1	509,00	0,055	1
XT2 und XT4	Ekip LED Meter	1SDA068660R1	396,00	0,050	1
XT2 und XT4	Ekip Com	1SDA068661R1	1.230,00	0,079	1
XT2 und XT4	HMI030 Display 96x96mm für Türeinbau	1SDA063143R1	1.297,00	0,200	1

Verbindungs Kits - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	Kit 24 V DC Hilfsspannung für Ekip Schutzauslöser	1SDA066980R1	21,00	0,070	1
XT2 und XT4	Kit Anschluss externer Neutralleiter-Wandler CT	1SDA066984R1	21,00	0,046	1
XT4	Kit Anschluss externer N-Abgriff für Ekip LSIG	1SDA069651R1	21,10	0,070	1

Display und Überwachungs- und Testeinheiten

Display, Test und Überwachung - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2-XT4-XT5 XT7-XT7 M	Ekip Multimeter Display 96x96mm für Türeinbau	1SDA074192R1	740,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5 XT7-XT7 M	Ekip Programming	1SDA076154R1	1.513,00	0,999	1
XT2-XT4-XT5 XT7-XT7 M	Ekip TT (Trip-Test Einheit)	1SDA066988R1	105,00	0,050	1
XT2-XT4-XT5 XT7-XT7 M	Ekip T&P (Test- und Programmierkit)	1SDA066989R1	2.062,00	0,999	1

Ekip LSI - Ekip LSIG - Ekip M-LRIU Schutzauslöser

Zubehör für elektronische Schutzauslöser Ekip Dip (LSI, LSIG, M-LRIU) - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	Ekip Display	1SDA068659R1	509,00	0,055	1
XT2 und XT4	Ekip LED Meter	1SDA068660R1	396,00	0,050	1
XT2 und XT4	Ekip Com	1SDA068662R1	1.242,00	0,200	1
XT2 und XT4	HMI030 Display 96x96mm für Türeinbau	1SDA063143R1	1.297,00	0,200	1

Verbindungs Kits - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	Kit 24 V DC Hilfsspannung für Ekip Schutzauslöser	1SDA066981R1	32,80	0,070	1
XT2 und XT4	Kit Anschluss externer Neutralleiter-Wandler CT	1SDA066985R1	32,80	0,060	1
XT4	Kit Anschluss externer N-Abgriff für Ekip LSIG	1SDA069652R1	32,30	0,070	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Notizen

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Technischer Katalog

Ekip Cartridge

Ekip Cartridge - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2-XT4-XT5	Ekip Cartridge Modul Aufnahme für 2 Module	1SDA105203R1	143,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5	Ekip Cartridge Modul Aufnahme für 4 Module	1SDA105204R1	216,00	0,200	1

Ekip Supply

Spannungsversorgungs-Module - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2-XT4-XT5 XT7-XT7 M	Ekip Supply Spannungsversorgungs Modul 110-240 V AC/DC	1SDA074172R1	321,00	0,050	1
XT2-XT4-XT5 XT7-XT7 M	Ekip Supply Spannungsversorgungs Modul 24-48V DC	1SDA074173R1	324,00	0,220	1

Ekip COM

Kommunikations-Module

Interne Module - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	Ekip Com EtherNet/IP™	1SDA105173R1	2.461,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com Hub	1SDA105160R1	1.601,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com IEC61850	1SDA105174R1	11.076,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com Modbus RTU	1SDA105175R1	1.232,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com Modbus TCP	1SDA105177R1	1.601,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com Profinet	1SDA105180R1	2.461,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Link	1SDA105197R1	1.232,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com STA Modbus TCP [1)]	1SDA105183R1	801,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com STA Modbus RTU [1)]	1SDA105181R1	615,00	0,200	1
XT5	Ekip Com EtherNet/IP™	1SDA105185R1	3.076,00	0,200	1
XT5	Ekip Com Hub	1SDA105161R1	1.907,00	0,200	1
XT5	Ekip Com IEC61850	1SDA105186R1	4.885,00	0,200	1
XT5	Ekip Com Modbus RTU	1SDA105187R1	1.232,00	0,200	1
XT5	Ekip Com Modbus TCP	1SDA105189R1	1.994,00	0,200	1
XT5	Ekip Com Profinet	1SDA105192R1	3.076,00	0,200	1
XT5	Ekip Link	1SDA105198R1	1.232,00	0,200	1
XT5	Ekip Com STA Modbus TCP [1)]	1SDA105195R1	801,00	0,200	1
XT5	Ekip Com STA Modbus RTU [1)]	1SDA105193R1	615,00	0,200	1

1) Ekip Com STA interne Module sind auch für Basis Schutzauslöser, außer Ekip Touch, verfügbar.
Nähere Information im Technischen Katalog Tmax XT, Kapitel 4 „Kommunikation und Verbindungsoptionen“

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Zubehör für elektronische Schutzauslöser Ekip Touch

Technischer Katalog

Ekip COM

Kommunikations-Module

Interne Module - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	Ekip Com EtherNet/IP™	1SDA105173R1	2.461,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com Hub	1SDA105160R1	1.601,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com IEC61850	1SDA105174R1	11.076,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com Modbus RTU	1SDA105176R1	1.243,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com Modbus TCP	1SDA105177R1	1.601,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com Profinet	1SDA105180R1	2.461,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Link	1SDA105197R1	1.232,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com STA Modbus TCP [1)]	1SDA105184R1	811,00	0,200	1
XT2 und XT4	Ekip Com STA Modbus RTU [1)]	1SDA105182R1	627,00	0,200	1
XT5	Ekip Com EtherNet/IP™	1SDA105185R1	3.076,00	0,200	1
XT5	Ekip Com Hub	1SDA105161R1	1.907,00	0,200	1
XT5	Ekip Com IEC61850	1SDA105186R1	4.885,00	0,200	1
XT5	Ekip Com Modbus RTU	1SDA105188R1	1.243,00	0,200	1
XT5	Ekip Com Modbus TCP	1SDA105189R1	1.994,00	0,200	1
XT5	Ekip Com Profinet	1SDA105192R1	3.076,00	0,200	1
XT5	Ekip Link	1SDA105198R1	1.232,00	0,200	1
XT5	Ekip Com STA Modbus TCP [1)]	1SDA105196R1	811,00	0,200	1
XT5	Ekip Com STA Modbus RTU [1)]	1SDA105194R1	627,00	0,200	1

1) Ekip Com STA interne Module sind auch für Basis Schutzauslöser, außer Ekip Touch, verfügbar.
Nähere Information im Technischen Katalog Tmax XT, Kapitel 4 „Kommunikation und Verbindungsoptionen“

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Technischer Katalog

Ekip Link

Kommunikationsmodule für Cartridge-Einheiten und XT7

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com Modbus RTU Tmax XT	1SDA105166R1	1.281,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com Modbus TCP Tmax XT	1SDA105167R1	2.081,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com Profibus Tmax XT	1SDA105170R1	3.198,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com Profinet Tmax XT	1SDA105171R1	3.200,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com DeviceNet™	1SDA105162R1	3.200,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com EtherNet/IP™	1SDA105163R1	3.200,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com IEC61850 Tmax XT	1SDA105165R1	5.079,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Link Tmax XT	1SDA105172R1	1.560,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com Hub Tmax XT	1SDA105164R1	1.980,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com R Modbus RTU	1SDA074157R1	1.246,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com R Modbus TCP	1SDA107402R1	2.081,00	0,098	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com R Profibus	1SDA074159R1	3.115,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com R Profinet	1SDA107403R1	3.200,00	0,098	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com R DeviceNet™	1SDA074161R1	3.115,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com R EtherNet/IP™	1SDA107404R1	3.200,00	0,098	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Com R IEC61850	1SDA107405R1	5.079,00	0,098	1
XT7 M	Ekip Com Actuator	1SDA074166R1	321,00	0,200	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Notizen

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Technischer Katalog

Ekip 2K Signalling

Signal Module

Interne Module - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	Ekip Signalling 1K-1 XT5 INT	1SDA105201R1	190,00	0,200	1

Weitere Module

Messmodul und Neutralleiter N rechts - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	Ekip Measuring	1SDA105210R1	833,00	0,100	1
XT7-XT7 M	Spannungsabgriff für N-Leiter rechts L1-L2-L3-N	1SDA076244R1	105,00	0,100	1

Ekip Measuring

Wartungsmodul intern - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	Ekip Wartungsmodul XT5 intern	1SDA105199R1	190,00	0,100	1

Synchrocheck Modul - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2-XT4-XT5 XT7-XT7 M	Ekip Synchrocheck	1SDA074183R1	3.453,00	0,220	1

Technischer Katalog

Ekip 2K Signalling

Ekip 10K Signalling

Signal Module

Interne Module - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	Ekip Signalling 1K-1 XT5 INT	1SDA105202R1	201,00	0,200	1

Cartridge and XT7 Module - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Signalling 2K-1	1SDA074167R1	251,00	0,050	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Signalling 2K-2	1SDA074168R1	251,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Signalling 2K-3	1SDA074169R1	251,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Signalling 3T-1 Analoger Eingang - PT1000	1SDA085693R1	975,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Signalling 3T-2 Analoger Eingang - PT1000	1SDA085694R1	975,00	0,200	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Signalling 10K [1)]	1SDA074171R1	2.288,00	0,220	1

1) Externe Einheit

Weitere Module

Wartungsmodul intern - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	Ekip Wartungsmodul XT5 intern	1SDA105200R1	201,00	0,100	1

Technischer Katalog

Ekip RTC

Schützsteuer Modul - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2-XT4-XT5 XT7-XT7 M	Ekip CI	1SDA105205R1	228,00	0,050	1

3T Signal Modul - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2-XT4-XT5 XT7-XT7 M	Externe PT1000 Messfühlersonde 3Meter Länge	1SDA085695R1	281,00	0,200	1

Optionen für Ekip Schutzauslöser - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	Spannungsabgriff intern oben für Messmodul[1)]	1SDA074216R1	2,70	1,000	1
XT7-XT7 M	Spannungsabgriff extern für Messmodul[1)]	1SDA074217R1	2,70	1,000	1
XT7-XT7 M	Einrichtung der Leitungen zum Spannungsabgriff intern unten für Messmodul	1SDA074213R1	142,00	0,100	1
XT7-XT7 M	Einrichtung der Leitungen zum Spannungsabgriff intern oben für Messmodul	1SDA074214R1	142,00	0,100	1
XT7-XT7 M	Einrichtung der Leitungen zum Spannungsabgriff extern für Messmodul[1)]	1SDA074215R1	142,00	0,100	1
XT7-XT7 M	RTC Ekip (Meldung Einschaltbereit Schutzauslöser) 24 V DC	1SDA073772R1	67,00	0,200	1
XT7-XT7 M	AUP Ekip (Meldung Positionskontakte Schutzauslöser)	1SDA073768R1	8,35	0,030	1

1) Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Tmax XT hinzukonfiguriert werden.

Verbindungs-Kits - Festeinbau/Steckbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	Verbindungskit 24 V DC/Intern.Bus/Ext.N-Leiter/Zonen-Sel.	1SDA101979R1	32,10	1,300	1
XT2 und XT4	Verbindungskit Anschluss externer N-Abgriff Ekip Touch	1SDA101978R1	32,10	1,300	1
XT2 und XT4	Verbindungskit Zonenselektivität Ekip Touch	1SDA113126R1	47,60	1,300	1
XT5	Verbindungskit externer N-Abgriff XT5 Ekip Touch	1SDA107391R1	32,10	0,088	1
XT5	Verbindungskit externer N-Wandler/-Sensor XT5 Ekip Touch	1SDA107393R1	39,70	4,100	1
XT5	Verbindungskit externer N-Sensor XT5 Ekip Touch	1SDA107394R1	29,40	4,100	1
XT5	Verbindungskit externer N V-Sensor XT5 Ekip Touch	1SDA107395R1	29,40	4,100	1
XT5	Verbindungskit externer N-Sensor XT5 Ekip Dip	1SDA107396R1	27,10	4,100	1
XT5	Verbindungskit Zonenselektivität XT5 Ekip Touch	1SDA113125R1	50,00	0,100	1
XT2-XT4-XT5	Klemmenverbinder DIN Schiene 5 Einheiten	1SDA101976R1	36,10	1,300	1
XT2-XT4-XT5	Klemmenverbinder DIN Schiene 10 Einheiten	1SDA101977R1	36,10	1,300	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Zubehör für elektronische Schutzauslöser Ekip Touch

Technischer Katalog

Ekip RTC

Verbindungs-Kits - Ausfahrbare Version

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	Verbindungskit 24 V DC/Intern.Bus/Ext.N-Leiter/Zonen-Sel.	1SDA105206R1	60,50	0,100	1
XT5	Verbindungskit externer N-Wandler/-Sensor XT5 Ekip Touch	1SDA107393R1	39,70	4,100	1
XT5	Verbindungskit externer N-Sensor XT5 Ekip Touch	1SDA107394R1	29,40	4,100	1
XT5	Verbindungskit externer N V-Sensor XT5 Ekip Touch	1SDA107395R1	29,40	4,100	1
XT5	Verbindungskit externer N-Sensor XT5 Ekip Dip	1SDA107396R1	27,10	4,100	1
XT5	Verbindungskit Zonenselektivität XT5 Ekip Touch	1SDA107397R1	52,50	0,090	1
XT5	Verbindungskit 24 V DC/Interner Bus XT5 ausfahrbar	1SDA105207R1	38,70	0,100	1
XT2-XT4-XT5	Klemmenverbinder DIN Schiene 5 Einheiten	1SDA101976R1	36,10	1,300	1
XT2-XT4-XT5	Klemmenverbinder DIN Schiene 10 Einheiten	1SDA101977R1	36,10	1,300	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Funktionspakete für Ekip Touch/Hi-Touch

Technischer Katalog

Hier geht es zum
ABB Ability Marketplace™

Erweiterte Funktionalitäten

Funktionspakete für Ekip Touch/Hi-Touch

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	Messfunktionen XT2-XT4	1SDA105208R1	175,00	0,100	1
XT2 und XT4	Erweiterte Schutzfunktionen XT2-XT4	1SDA105221R1	1.092,00	0,100	1
XT2 und XT4	Frequenz Schutz XT2-XT4	1SDA105215R1	1.092,00	0,100	1
XT2 und XT4	Leistungs Schutz XT2-XT4	1SDA105217R1	1.456,00	0,100	1
XT2 und XT4	ROCOF Schutz XT2-XT4	1SDA105219R1	1.456,00	0,100	1
XT2 und XT4	Erweiterter Spannungs Schutz XT2-XT4	1SDA105213R1	1.456,00	0,100	1
XT2 und XT4	Spannungs Schutz XT2-XT4	1SDA105211R1	1.092,00	0,100	1
XT2 und XT4	SW Netzwerkanalysator	1SDA105225R1	1.321,00		1
XT2 und XT4	Datalogger	1SDA105223R1	660,00	0,100	1
XT5-XT7-XT7 M	Datalogger XT5-XT7	1SDA105224R1	2.032,00	0,100	1
XT5-XT7-XT7 M	Netzwerk Analysator XT5-XT7	1SDA105226R1	1.694,00	0,100	1
XT5-XT7-XT7 M	Messfunktionen XT5-XT7	1SDA105209R1	217,00	0,100	1
XT5-XT7-XT7 M	Erweiterte Schutzfunktionen XT5-XT7	1SDA105222R1	1.017,00	0,100	1
XT5-XT7-XT7 M	Frequenz Schutz XT5-XT7	1SDA105216R1	1.017,00	0,100	1
XT5-XT7-XT7 M	Leistungs Schutz XT5-XT7	1SDA105218R1	2.032,00	0,100	1
XT5-XT7-XT7 M	ROCOF Schutz XT5-XT7	1SDA105220R1	2.032,00	0,100	1
XT5-XT7-XT7 M	Erweiterter Spannungs Schutz XT5-XT7	1SDA105214R1	1.694,00	0,100	1
XT5-XT7-XT7 M	Spannungs Schutz XT5-XT7 [1)]	1SDA105212R1	1.354,00	0,100	1

1) Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Tmax XT hinzukonfiguriert werden.

Funktionspakete für Ekip Touch/Hi-Touch

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	IPS - Interface Schutz für Generatorapplikationen	1SDA082919R1	790,00		1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Lastabwurf - adaptiv	1SDA082921R1	9.617,00		1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Lastabwurf - prädiktiv [1)]	1SDA082922R1	auf Anfrage		1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Synchro reclosing [1)]	1SDA082923R1	auf Anfrage		1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	ATS Lizenz 2 Einspeiseschalter Übergang offen	1SDA082889R1	385,00	1,300	1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M	Ekip Power Controller	1SDA074212R1	8.716,00	0,100	1

1) Verfügbar ab Q1/2024

Mess-Funktionalitäten

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	Klasse 1 Leistungs- und Energie Messung [1)]	1SDA107492R1	429,00	0,200	1
XT5-XT7	Klasse 1 Leistungs- und Energie Messung [1)]	1SDA107493R1	572,00	0,200	1

1) Nur ab Werk installiert

ATS-Funktionen nicht zu konfigurieren (Marketplace)

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2 und XT4	ATS Lizenz Netz-Generator	1SDA116200R1	auf Anfrage		1
XT2 und XT4	ATS Lizenz Netz-Kupplung-Netz	1SDA116199R1	auf Anfrage		1
XT5-XT7 M	ATS Lizenz Netz-Generator	1SDA116202R1	auf Anfrage		1
XT5-XT7 M	ATS Lizenz Netz-Kupplung-Netz	1SDA116201R1	auf Anfrage		1

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Technischer Katalog

Strom-Sensor

Homopolar-Sensor

RC Wandler

Strom-Sensoren und -Wandler

Strom-Sensoren für externe Neutralleiter

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT2	CT externer Neutralleiter Wandler 10A Ekip Dip	1SDA067211R1	219,00	0,400	1
XT2	CT externer Neutralleiter Wandler 25A Ekip Dip	1SDA067212R1	219,00	0,400	1
XT2	CT externer Neutralleiter Wandler 63A Ekip Dip	1SDA069142R1	205,00	0,600	1
XT2	CT externer Neutralleiter Wandler 100A Ekip Dip	1SDA069143R1	205,00	0,600	1
XT2	CT externer Neutralleiter Wandler 160A Ekip Dip	1SDA069144R1	205,00	0,600	1
XT2	CS externer Neutralleiter Sensor ≤ 63A Ekip Touch	1SDA101970R1	218,00	1,300	1
XT2	CS externer Neutralleiter Sensor ≥ 100A Ekip Touch	1SDA105150R1	218,00	0,400	1
XT2	CS externer Neutralleiter Sensor ≤63A Ekip Touch mit Spannung	1SDA107398R1	258,00	0,098	1
XT2	CS externer Neutralleiter Sensor ≥100A Ekip Touch mit Spannung	1SDA107399R1	258,00	0,098	1
XT4	CT externer Neutralleiter Wandler 40A Ekip Dip	1SDA066975R1	219,00	0,400	1
XT4	CT externer Neutralleiter Wandler 63A Ekip Dip	1SDA066976R1	219,00	0,400	1
XT4	CT externer Neutralleiter Wandler 100A Ekip Dip	1SDA066977R1	219,00	0,400	1
XT4	CT externer Neutralleiter Wandler 160A Ekip Dip	1SDA066978R1	219,00	0,400	1
XT4	CT externer Neutralleiter Wandler 250A Ekip Dip	1SDA066979R1	247,00	0,200	1
XT4	CS externer Neutralleiter Sensor IEC Ekip Touch	1SDA105151R1	258,00	0,400	1
XT4	CS externer Neutralleiter Sensor Ekip Touch mit Spannung	1SDA107400R1	312,00	0,098	1
XT5	CT externer Neutralleiter Wandler 250A Ekip Dip	1SDA101966R1	287,00	1,300	1
XT5	CT externer Neutralleiter Wandler 320A Ekip Dip	1SDA105153R1	287,00	0,100	1
XT5	CT externer Neutralleiter Wandler 400A Ekip Dip	1SDA105154R1	287,00	0,100	1
XT5	CT externer Neutralleiter Wandler 630A Ekip Dip	1SDA105156R1	287,00	0,100	1
XT5	CS externer Neutralleiter Sensor Ekip Touch	1SDA105157R1	318,00	0,400	1
XT5	CS externer Neutralleiter Sensor Ekip Touch mit Spannung	1SDA107401R1	380,00	0,098	1
XT6	CT externer Neutralleiter Wandler 630A Ekip Dip	1SDA107672R1	307,00	0,100	1
XT6	CT externer Neutralleiter Wandler 800A Ekip Dip	1SDA105158R1	329,00	0,100	1
XT6	CT externer Neutralleiter Wandler 1000A Ekip Dip	1SDA105159R1	396,00	0,100	1
XT7-XT7 M	CS externer Neutralleiter Sensor bis 2000A	1SDA073736R1	286,00	4,100	1

Homopolarer Ringkernwandler für Erdungsleiter der Hauptstromversorgung

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT7-XT7 M	Homopolarer Ringkernwandler 100A	1SDA073743R1	1.067,00	1,300	1
XT7-XT7 M	Homopolarer Ringkernwandler 250A	1SDA076248R1	1.235,00	1,300	1
XT7-XT7 M	Homopolarer Ringkernwandler 400A	1SDA076249R1	1.414,00	1,300	1
XT7-XT7 M	Homopolarer Ringkernwandler 800A	1SDA076250R1	1.620,00	1,300	1
XT7-XT7 M	Ringkernwandler RC 3-polig	1SDA073741R1	3.287,00	10,000	1

Hinweis: Die Strom-Sensoren und Wandler werden lose geliefert.

Kompaktleistungsschalter Tmax XT

Zubehör für Schutzauslöser

Technischer Katalog

Rating plug

Rating plug für Ekip Touch Schutzauslöser - Separate Lieferung

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
XT5	Rating plug In=250A	1SDA101991R1	30,90	1,600	1
XT5	Rating plug In=320A	1SDA101994R1	30,90	1,600	1
XT5	Rating plug In=400A	1SDA101995R1	30,90	1,600	1
XT5	Rating plug In=500A	1SDA101997R1	30,90	1,600	1
XT5	Rating plug In=630A	1SDA102000R1	30,90	1,600	1
Ekip Dip LS/I, Ekip Dip LIG, Ekip M-I, Ekip Dip G-LS/I					
XT7-XT7 M	Rating plug In=630 A XT7-XT7M	1SDA107617R1	32,10	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=800 A XT7-XT7M	1SDA102011R1	32,10	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=1000 A XT7-XT7M	1SDA102014R1	32,10	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=1250 A XT7-XT7M	1SDA102018R1	32,10	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=1600 A XT7-XT7M	1SDA102020R1	32,10	1,600	1
Ekip Dip LSI, Ekip Dip LSIG, Ekip Touch (alle)					
XT7-XT7 M	Rating plug In=630 A XT7-XT7M	1SDA107619R1	32,10	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=800 A XT7-XT7M	1SDA102001R1	32,10	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=1000 A XT7-XT7M	1SDA102004R1	32,10	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=1250 A XT7-XT7M	1SDA102008R1	32,10	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=1600 A XT7-XT7M	1SDA102010R1	32,10	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug RC In=800A XT7-XT7M	1SDA102021R1	64,50	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug RC In=1250A XT7-XT7M	1SDA102023R1	64,50	1,600	1

1) Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Tmax XT hinzukonfiguriert werden.

> Kompaktleistungsschalter Tmax XT Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/121

Technischer Katalog

Rating plug

Rating plug für Ekip Touch Schutzauslöser - Installiert ab Werk

Baugröße	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Ekip Dip LS/I, Ekip Dip LIG, Ekip M-I, Ekip Dip G-LS/I					
XT7-XT7 M	Rating plug In=630 A XT7-XT7M	1SDA107623R1	auf Anfrage	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=800 A XT7-XT7M	1SDA102013R1	auf Anfrage	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=1000 A XT7-XT7M	1SDA102016R1	auf Anfrage	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=1250 A XT7-XT7M	1SDA102019R1	auf Anfrage	1,600	1
Ekip Dip LSI, Ekip Dip LSIG, Ekip Touch (alle)					
XT7-XT7 M	Rating plug In=630 A XT7-XT7M	1SDA107621R1	auf Anfrage	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=800 A XT7-XT7M	1SDA102003R1	auf Anfrage	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=1000 A XT7-XT7M	1SDA102006R1	auf Anfrage	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug In=1250 A XT7-XT7M	1SDA102009R1	auf Anfrage	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug RC In=800A XT7-XT7M	1SDA102022R1	64,50	1,600	1
XT7-XT7 M	Rating plug RC In=1250A XT7-XT7M	1SDA102024R1	64,50	1,600	1

1) Hinweis: Produkte können zu Leistungsschalter Tmax XT hinzukonfiguriert werden.

13

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/1

Kompaktleistungsschalter Tmax T

Leistungsschalter und Lasttrennschalter Tmax T-PV für Gleichstromanwendungen ≥ 1.000 V DC - IEC 13/298

Leistungsschalter und Lasttrennschalter Tmax T-PV für Gleichstromanwendungen ≥ 1.000 V DC - UL..... 13/300

Leistungsschalter und Lasttrennschalter für Wechselstromanwendungen ≥ 800 V AC Tmax T-HA für Anwendungen bis 800 V AC 13/302

Leistungsschalter Tmax T für Wechselstromanwendungen bis 1.150 V AC - Gleichstromanwendungen bis 1.000 V DC..... 13/303

Unterteile, Umbausatz und Zubehör für Unterteile..... 13/308

Zubehör 13/314

Kompaktleistungsschalter Tmax T8..... 13/339
Übersicht 13/339
Zubehör 13/342

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/1

Leistungsschalter und Lasttrennschalter Tmax T-PV für Gleichstromanwendungen ≥ 1.000 V DC - IEC

Technischer Katalog

Leistungsschalter

Beschreibung	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4N/PV-E 250 TMF 100 4p F F 1500 V DC	1SDA082910R1	2.008,00	3,050	1
T4N/PV-E 250 TMF 125 4p F F 1500 V DC	1SDA082911R1	2.220,00	3,050	1
T4N/PV-E 250 TMF 160 4p F F 1500 V DC	1SDA082912R1	2.634,00	3,050	1
T4N/PV-E 250 TMF 200 4p F F 1500 V DC	1SDA082913R1	2.902,00	3,050	1
T4N/PV-E 250 TMF 250 4p F F 1500 V DC	1SDA082914R1	3.236,00	3,050	1

Leistungsschalter bei 1000 V DC siehe Katalog Tmax T Druckschriftnummer 1SDC210015D0108.

Lasttrennschalter

Beschreibung	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4D/PV 250 4p F F 1100 V DC	1SDA069823R1	1.220,00	2,350	1
T5D/PV 500 4p F F 1100 V DC	1SDA069824R1	1.730,00	4,150	1
T6D/PV 800 4p F F 1100 V DC	1SDA069825R1	3.520,00	12,000	1
T7D/PV 1250 4p F F 1100 V DC	1SDA069826R1	4.739,00	12,500	1
T7D/PV 1250 4p F F M 1100 V DC	1SDA069827R1	4.907,00	12,500	1
T7D/PV 1600 4p F F 1100 V DC	1SDA069828R1	6.588,00	12,500	1
T7D/PV 1600 4p F F M 1100 V DC	1SDA069829R1	6.735,00	12,500	1
T4D/PV-E 250 4p F F 1500 V DC	1SDA073559R1	1.283,00	2,350	1
T5D/PV-E 500 4p FF 1500 V DC	1SDA076898R1	2.053,00	4,150	1
T7D/PV-E 1250 4p F F M 1500 V DC	1SDA073560R1	8.265,00	12,500	1
T7D/PV-E 1600 4p F F M 1500 V DC	1SDA073561R1	10.997,00	12,500	1

Anschlussbrückensatz

Beschreibung	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 2+2PS T4D/PV 250	1SDA070454R1	316,00	1,000	1
SATZ 3 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 4PS T4D/PV 250	1SDA070455R1	475,00	1,000	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 2+2PS T4N/PV-E 200 1500 V DC	1SDA085254R1	304,00	1,700	1
SATZ 3 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 4PS T4N/PV-E 200 1500 V DC	1SDA085255R1	452,00	1,700	1
SATZ 3 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 4PS T4N/PV-E 250 1500 V DC	1SDA085253R1	510,00	1,700	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 2+2PS T4N/PV-E 250 1500 V DC	1SDA085251R1	339,00	1,700	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 2+2PS T5D/PV 500	1SDA070456R1	348,00	1,000	1
SATZ 3 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 4PS T5D/PV 500	1SDA070457R1	523,00	1,000	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 2+2PS T5D/PV-E 500 1500 V DC	1SDA076899R1	461,00	1,700	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 2+2PS T6D/PV 800	1SDA070491R1	671,00	1,000	1
SATZ 3 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 4PS T6D/PV 800	1SDA070492R1	1.035,00	1,000	1
ANSCHLUSSBRÜCKENSATZ U 2+2PS T7D/PV 1250	1SDA070429R1	858,00	1,000	1
ANSCHLUSSBRÜCKENSATZ U 2+2PS T7D/PV 1600	1SDA070431R1	981,00	1,000	1
ANSCHLUSSBRÜCKENSATZ U 4PS T7D/PV 1250	1SDA070430R1	1.282,00	1,000	1
ANSCHLUSSBRÜCKENSATZ U 4PS T7D/PV 1600	1SDA070432R1	1.518,00	1,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Leistungsschalter und Lasttrennschalter Tmax T-PV für Gleichstromanwendungen ≥ 1.000 V DC - IEC

Technischer Katalog

Tmax PV kann mit folgenden Ausnahmen mit Zubehör der Tmax T-Serie ausgestattet werden.

Baureihe	Inkompatibilitäten
T4D PV	Verriegelungen
T5D PV	Verriegelungen
T6D PV	Verriegelungen
T7D PV	Verriegelungen
T7D PV M	Verriegelungen

Zubehör-Artikelnummer, Verkabelungen und Daten finden Sie im Technischen Katalog Tmax T IEC Druckschriftnummer 1SDC210015D0108.

Anschlussoptionen Tmax PV - IEC

Beschreibung	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
FcCu T4 1x185 mm², 3 Stück	1SDA054980R1	87,72	0,170	1
FcCu T4 1x185 mm², 4 Stück	1SDA054981R1	115,45	0,200	1
FcCuAl T4 1x185 mm², 3 Stück	1SDA054988R1	134,70	0,100	1
FcCuAl T4 1x185 mm², 4 Stück	1SDA054989R1	175,44	0,167	1
FcCu T5 2x185 mm², 3 Stück	1SDA055364R1	260,34	1,000	1
FcCu T5 2x185 mm², 4 Stück	1SDA055365R1	333,91	1,000	1
FcCuAl T5 2x240 mm², 3 Stück	1SDA055032R1	273,92	0,900	1
FcCuAl T5 2x240 mm² ,4 Stück	1SDA055033R1	359,94	1,200	1
FcCuAl T6 2x240 mm², 3 Stück	1SDA023380R1	226,38	0,350	1
FcCuAl T6 2x240 mm², 4 Stück	1SDA023390R1	307,88	0,454	1
FcCuAl T7 4x240 mm², 3 Stück	1SDA063112R1	324,00	1,000	1
FcCuAl T7 4x240 mm², 4 Stück	1SDA063113R1	420,00	1,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Leistungsschalter und Lasttrennschalter Tmax T-PV für Gleichstromanwendungen ≥ 1.000 V DC - UL

Technischer Katalog

Leistungsschalter

Beschreibung	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4N/PV 200 UL TMD 40 3p F F 1000 V DC	1SDA070461R1	862,00	2,350	1
T4N/PV 200 UL TMD 50 3p F F 1000 V DC	1SDA070462R1	862,00	2,350	1
T4N/PV 200 UL TMA 80-800 3p F 1000 V DC	1SDA070463R1	969,00	2,350	1
T4N/PV 200 UL TMA 100-1000 3p FF 1000 V DC	1SDA070467R1	1.079,00	2,350	1
T4N/PV 200 UL TMA 125-1250 3p FF 1000 V DC	1SDA070468R1	1.186,00	2,350	1
T4N/PV 200 UL TMA 150-1500 3p FF 1000 V DC	1SDA070469R1	1.412,00	2,350	1
T4N/PV 200 UL TMA 200-2000 3p FF 1000 V DC	1SDA070470R1	1.550,00	2,350	1
T5N/PV 250 UL TMD 1500-3000 3p FF 1000 V DC	1SDA079819R1	1.995,00	4,800	1
T5N/PV 225 UL TMD 1500-3000 3p FF 1000 V DC	1SDA079820R1	1.835,00	4,800	1
T5N/PV 300 UL TMD 1500-3000 3p FF 1000 V DC	1SDA079818R1	2.154,00	4,800	1
T5N/PV 400 UL TMA 400-4000 3p FF 1000 V DC	1SDA070472R1	2.691,00	4,800	1
T6N/PV 800 UL TMA 600-6000 4p FF 1000 V DC	1SDA070495R1	4.452,00	12,000	1
T6N/PV 800 UL TMA 800-8000 4p FF 1000 V DC	1SDA070496R1	5.051,00	12,000	1
T4N/PV-E 200 UL TMF 40 4p F F 1500 V DC	1SDA107425R1	auf Anfrage		1
T4N/PV-E 200 UL TMF 50 4p F F 1500 V DC	1SDA107426R1	auf Anfrage		1
T4N/PV-E 200 UL TMF 80 4p F F 1500 V DC	1SDA107427R1	auf Anfrage		1
T4N/PV-E 200 UL TMF 100 4p F F 1500 V DC	1SDA107428R1	auf Anfrage		1
T4N/PV-E 200 UL TMF 125 4p F F 1500 V DC	1SDA107429R1	auf Anfrage		1
T4N/PV-E 200 UL TMF 150 4p F F 1500 V DC	1SDA107430R1	auf Anfrage		1
T4N/PV-E 200 UL TMF 200 4p F F 1500 V DC	1SDA107431R1	auf Anfrage		1

Lasttrennschalter

Beschreibung	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4N-D/PV 200 MCS UL 3p F 1000 V DC	1SDA070460R1	1.412,00	2,350	1
T5N-D/PV 400 MCS UL 3p F 1000 V DC	1SDA070471R1	2.366,00	3,250	1
T6N-D/PV 600 MCS UL 4p F 1000 V DC	1SDA070493R1	3.871,00	9,500	1
T6N-D/PV 800 MCS UL 4p F 1000 V DC	1SDA070494R1	4.076,00	17,000	1
T7N-D/PV 1000 MCS UL 4p F F M 1000 V DC	1SDA070448R1	7.768,00	17,500	1
T4N-D/PV-E 200 MCS UL 4p F F 1500 V DC	1SDA107436R1	auf Anfrage		1
T7N-D/PV-E 1000 MCS UL 4p F F M 1500 V DC	1SDA082657R1	12.353,00	14,000	1
T7N-D/PV-E 1200 MCS UL 4p F F M 1500 V DC	1SDA082915R1	12.918,00	17,500	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Leistungsschalter und Lasttrennschalter Tmax T-PV für Gleichstromanwendungen ≥ 1.000 V DC - UL

Technischer Katalog

Anschlussbrücken

Beschreibung	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
SATZ 1 ANSCHLUSSBRÜCKE 2+1PS T4N/PV-B 100 A UL 3p	1SDA070483R1	227,00	1,000	1
SATZ 1 ANSCHLUSSBRÜCKE 2+1PS T4 PV-B 200 A UL 3p	1SDA070484R1	227,00	1,000	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN 3PS T4N/PV-A 100 A UL 3p	1SDA070485R1	350,00	1,000	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN 3PS T4 PV-A 200 A UL 3p	1SDA070486R1	355,00	1,000	1
SATZ 1 ANSCHLUSSBRÜCKE 2+1PS T5 PV-B 400 UL 3-polige Kabel	1SDA070487R1	483,00	1,000	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN 3PS T5 PV-A 400 UL 3-polige Kabel	1SDA070488R1	648,00	1,000	1
SATZ 1 ANSCHLUSSBRÜCKE 2+1PS T5 PV-B 400 UL 3p Sammelschienen	1SDA074504R1	293,00	1,000	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN 3PS T5 PV-A 400 UL 3p Sammelschienen	1SDA074505R1	735,00	1,000	1
SATZ 1 ANSCHLUSSBRÜCKE 2+1PS T5 PV-B 225 UL 3p	1SDA079821R1	442,00	0,001	1
SATZ 1 ANSCHLUSSBRÜCKE 2+1PS T5 PV-B 250 UL 3p	1SDA079823R1	442,00	0,001	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN 3PS T5 PV-A 225 UL 3p	1SDA079824R1	590,00	0,001	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN 3PS T5 PV-A 250 UL 3p	1SDA079825R1	590,00	0,001	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKE 2+2PS T6 PV-B 600 UL 4p	1SDA070499R1	1.087,00	1,000	1
SATZ 3 ANSCHLUSSBRÜCKEN 4PS T6 PV-A 600 UL 4p	1SDA070500R1	1.263,00	1,000	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN 2+2PS T6 PV-B 800 UL 4p	1SDA070501R1	1.087,00	1,000	1
SATZ 3 ANSCHLUSSBRÜCKEN 4PS T6 PV-A 800 UL 4p	1SDA070502R1	1.263,00	1,000	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN 2+2PS T7N-D/PV-B 1000 UL 4-poliges Kabel	1SDA070451R1	1.317,00	1,000	1
SATZ 3 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 4PS T7N-D / PV- A 1000 UL 4-polige Kabel	1SDA070452R1	1.621,00	1,000	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN 2+2PS T7N-D/PV-B 1000 UL 4p Sammelschienen	1SDA081762R1	1.500,00		1
SATZ 3 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 4PS T7N-D/PV-A 1000 UL 4p Sammelschienen	1SDA081763R1	1.877,00	19,000	1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKEN 2+2PS T7N-D/PV1200 UL Anschlusskl.F	1SDA083038R1	1.733,00		1
SATZ 3 ANSCHLUSSBRÜCKEN U 4PS T7N-D/PV1200 UL Anschlusskl.F	1SDA083039R1	1.994,00	19,000	1
SATZ 1 ANSCHLUSSBRÜCKE T4N/PV-E T4N-D/PV-E 100 A UL4p	1SDA107438R1	auf Anfrage		1
SATZ 1 ANSCHLUSSBRÜCKE T4N/PV-E T4N-D/PV-E 200 A UL4p	1SDA107439R1	auf Anfrage		1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKE T4N/PV-E T4N-D/PV-E 100 A UL4p	1SDA107440R1	auf Anfrage		1
SATZ 2 ANSCHLUSSBRÜCKE T4N/PV-E T4N-D/PV-E 200 A UL4p	1SDA107441R1	auf Anfrage		1
SATZ 3 ANSCHLUSSBRÜCKE T4N/PV-E T4N-D/PV-E 100 A UL4p	1SDA107442R1	auf Anfrage		1
SATZ 3 ANSCHLUSSBRÜCKE T4N/PV-E T4N-D/PV-E 200 A UL4p	1SDA107443R1	auf Anfrage		1

Baureihe	Inkompatibilitäten
T4D PV	Verriegelungen
T5D PV	Verriegelungen
T6D PV	Verriegelungen
T7D PV	Verriegelungen
T7D PV M	Verriegelungen

Zubehör-Artikelnummer, Verkabelungen und Daten finden Sie im Technischen Katalog Tmax T UL489 1SDC210023D0201.

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Leistungsschalter und Lasttrennschalter für Wechselstromanwendungen ≥ 800 V AC Tmax T-HA für Anwendungen bis 800 V AC

Technischer Katalog

Bestellnummern für IEC-Baureihe

Beschreibung	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4V-HA250 TMA80-800 4p FF 800 V AC	1SDA083647R1	1.294,00	3,500	1
T4V-HA250 TMA100-1000 4p FF800 V AC	1SDA083648R1	1.439,00	3,500	1
T4V-HA250 TMA125-1250 4p FF 800 V AC N100 %	1SDA083649R1	1.582,00	3,500	1
T4V-HA250 TMA160-1600 4p FF 800 V AC N100 %	1SDA083650R1	1.879,00	3,500	1
T4V-HA250 TMA200-2000 4p FF 800 V AC N100 %	1SDA083651R1	2.065,00	3,500	1
T4V-HA250 TMA250-2500 4p FF 800 V AC N100 %	1SDA083652R1	2.306,00	3,500	1
T5V-HA400 TMA320-3200 4p FF 800 V AC N100 %	1SDA083653R1	2.993,00	5,800	1
T5V-HA400 TMA400-4000 4p FF 800 V AC N100 %	1SDA083654R1	2.993,00	5,800	1
T5V-HA630 TMA500-5000 4p FF 800 V AC N100 %	1SDA083655R1	3.985,00	5,800	1
T4V-HA 250 TMA 80-800 3p FF 800 V AC	1SDA083658R1	995,00	2,500	1
T4V-HA 250 TMA 100-1000 3p FF 800 V AC	1SDA083659R1	1.106,00	2,500	1
T4V-HA 250 TMA 125-1250 3p FF 800 V AC	1SDA083660R1	1.219,00	2,500	1
T4V-HA 250 TMA 160-1600 3p FF 800 V AC	1SDA083661R1	1.446,00	2,350	1
T4V-HA 250 TMA 200-2000 3p FF 800 V AC	1SDA083662R1	1.591,00	2,500	1
T4V-HA 250 TMA 250-2500 3p FF 800 V AC	1SDA083663R1	1.775,00	2,500	1
T5V-HA 400 TMA 320-3200 3p FF 800 V AC	1SDA083664R1	2.303,00	4,800	1
T5V-HA 400 TMA 400-4000 3p FF 800 V AC	1SDA083665R1	2.303,00	4,800	1
T5V-HA 630 TMA 500-5000 3p FF 800 V AC	1SDA083666R1	3.065,00	4,800	1
T4V-HA250 PR222DS-LSIG In250 3p FF800 V AC	1SDA107747R1	2.216,00		1
T4V-HA250 PR222DS-LSIG In250 4p FF800 V AC	1SDA113740R1	auf Anfrage		1
T5V-HA630 PR221DS-LS/I In630 3p FF 800 V AC	1SDA083656R1	3.301,00	5,100	1
T5V-HA630 PR221DS-LS/I In630 4p FF800 V AC	1SDA083667R1	4.292,00	6,200	1
T5X-HA400 PR222DS-LSIG In320 3p FF800 V AC	1SDA107746R1	auf Anfrage		1
T5X-HA400 PR222DS-LSIG In400 3p FF800 V AC	1SDA107745R1	auf Anfrage		1
T5X-HA400 PR222DS-LSIG In320 4p FF800 V AC	1SDA113737R1	auf Anfrage		1
T5X-HA400 PR222DS-LSIG In400 4p FF800 V AC	1SDA113739R1	auf Anfrage		1

HINWEIS: Hohe Klemmenabdeckungen sind für oben und unten standardmäßig und bereits in den Leistungsschalter-Bestellnummern enthalten

Bestellnummern für UL-Baureihe

Beschreibung	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4V-HA250 UL TMA80-800 4p FF 800 V AC	1SDA083668R1	1.124,00	3,500	1
T4V-HA250 UL TMA100-1000 4p FF800 V AC	1SDA083669R1	1.246,00	3,500	1
T4V-HA250 UL TMA125-1250 4p FF 800 V AC	1SDA083670R1	1.371,00	3,500	1
T4V-HA250 UL TMA150-1500 4p FF 800 V AC	1SDA083671R1	1.627,00	3,500	1
T4V-HA250 UL TMA200-2000 4p FF 800 V AC	1SDA083672R1	1.790,00	3,500	1
T4V-HA250 UL TMA80-800 3p FF 800 V AC	1SDA083673R1	1.124,00	2,500	1
T4V-HA250 UL TMA100-1000 3p FF800 V AC	1SDA083674R1	1.246,00	2,500	1
T4V-HA250 UL TMA125-1250 3p FF 800 V AC	1SDA083675R1	1.371,00	2,500	1
T4V-HA250 UL TMA150-1500 3p FF 800 V AC	1SDA083676R1	1.627,00	2,500	1
T4V-HA250 UL TMA200-2000 3p FF 800 V AC	1SDA083677R1	1.790,00	2,500	1
T5V-HA400 UL TMA 300-3000 3p FF 800 V AC	1SDA083678R1	2.357,00	4,800	1
T5V-HA400 UL TMA300-3000 4p FF 800 V AC	1SDA083679R1	3.064,00	4,800	1
T5V-HA400UL PR221DS-LS/I In300 3p FF 800 V AC	1SDA083680R1	2.574,00	4,800	1
T5V-HA400UL PR221DS-LS/I In300 4p FF 800 V AC	1SDA083681R1	2.629,00	4,800	1
T5X-HA 400 UL TMA 300-3000 3p F F 800 V AC	1SDA104664R1	auf Anfrage		1
T5X-HA400 UL TMA300-3000 4pFF 800 V AC	1SDA104665R1	auf Anfrage		1
T5X-HA400UL PR221DS-LS/I In300 3p FF800 V	1SDA104666R1	auf Anfrage		1
T5X-HA400UL PR221DS-LS/I In300 4p FF800 V	1SDA104667R1	auf Anfrage		1

Anschlussoptionen Tmax PV - IEC/UL

Beschreibung	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
FcCuAL T4 3 Stck. 1x350 kcmil	1SDA054988R1	134,70	0,100	1
FcCuAL T4 4 Stck.1x350 kcmil	1SDA054989R1	175,44	0,167	1
FcCuAL T5 3 Stck. 1x500 kcmil	1SDA055020R1	185,63	0,200	1
FcCuAL T5 4 Stck. 1x500 kcmil	1SDA055021R1	237,70	0,267	1
FcCu T4 1x185 mm², 3 Stück	1SDA054980R1	87,72	0,170	1
FcCu T4 1x185 mm², 4 Stück	1SDA054981R1	115,45	0,200	1
FcCuAl T4 1x185 mm², 3 Stück	1SDA054988R1	134,70	0,100	1
FcCuAl T4 1x185 mm², 4 Stück	1SDA054989R1	175,44	0,167	1
FcCu T5 2x240 mm², 3 Stück	1SDA055016R1	185,63	0,365	1
FcCu T5 1x240 mm², 4 Stück	1SDA055017R1	237,70	0,487	1
FcCuAl T5 1x240 mm² 3 Stück	1SDA055020R1	185,63	0,200	1
FcCuAl T5 1x240 mm² 4 Stück	1SDA055021R1	237,70	0,267	1
FcCuAl T5 2x240 mm², 3 Stück	1SDA055032R1	273,92	0,900	1
FcCuAl T5 2x240 mm² ,4 Stück	1SDA055033R1	359,94	1,200	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Leistungsschalter Tmax T für Wechselstromanwendungen bis 1.150 V AC - Gleichstromanwendungen bis 1.000 V DC

Technischer Katalog

T4 250 – Festeinbau (F) – 3 Pole - Vorderseitiger Kabelanschluss (Cu) – (FC Cu)

Elektronischer Schutzauslöser	I_n	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.150 V AC)	Bestellnummer L (12 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PR221DS-LS/I	100		1SDA054505R1	1.310,00	3,500	1
PR221DS-I	100		1SDA054506R1	1.273,00	3,500	1
PR222DS/P-LSI	100		1SDA054507R1	1.530,00	3,500	1
PR222DS/P-LSIG	100		1SDA054508R1	1.786,00	3,500	1
PR221DS-LS/I	250		1SDA054509R1	2.097,00	3,500	1
PR221DS-I	250		1SDA054510R1	2.097,00	3,500	1
PR222DS/P-LSI	250		1SDA054511R1	2.361,00	3,500	1
PR222DS/P-LSIG	250		1SDA054512R1	2.552,00	3,500	1
Ekip M-LRIU	100		1SDA063434R1	1.530,00	3,500	1
Ekip M-LRIU	160		1SDA063435R1	1.919,00	3,500	1
Ekip M-LRIU	200		1SDA063436R1	2.299,00	3,500	1

Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit Anschlussklemme F: 1SDA064111R1
Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit oberen EF-Anschlussklemmen: 1SDA065722R1

T4 250 – Festeinbau (F) – 3 Pole - Vorderseitiger Kabelanschluss (Cu) – (FC Cu)

Elektronischer Schutzauslöser	I_n	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.150 V AC)	Bestellnummer V (20 kA - 12 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PR221DS-LS/I	100		1SDA054513R1	1.553,00	3,500	1
PR221DS-I	100		1SDA054514R1	1.509,00	3,500	1
PR222DS/P-LSI	100		1SDA054515R1	1.815,00	3,500	1
PR222DS/P-LSIG	100		1SDA054516R1	2.024,00	3,500	1
PR221DS-LS/I	250		1SDA054517R1	2.490,00	3,500	1
PR221DS-I	250		1SDA054518R1	2.490,00	3,500	1
PR222DS/P-LSI	250		1SDA054519R1	2.678,00	3,500	1
PR222DS/P-LSIG	250		1SDA054520R1	2.934,00	3,500	1
Ekip M-LRIU	100		-	-		1
Ekip M-LRIU	160		-	-		1
Ekip M-LRIU	200		-	-		1

Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit Anschlussklemme F: 1SDA064111R1
Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit oberen EF-Anschlussklemmen: 1SDA065722R1

T4 250 – Festeinbau (F) – 4 Pole - Vorderseitiger Kabelanschluss (Cu) – (FC Cu)

Elektronischer Schutzauslöser	I_n	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.150 V AC)	Bestellnummer L (12 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PR221DS-LS/I	100		1SDA063418R1	1.655,00	3,050	1
PR221DS-I	100		1SDA063419R1	1.655,00	3,050	1
PR222DS/P-LSI	100		1SDA063420R1	1.907,00	3,050	1
PR222DS/P-LSIG	100		1SDA063421R1	2.167,00	3,050	1
PR221DS-LS/I	250		1SDA063422R1	2.728,00	3,050	1
PR221DS-I	250		1SDA063423R1	2.651,00	3,050	1
PR222DS/P-LSI	250		1SDA063424R1	2.999,00	3,050	1
PR222DS/P-LSIG	250		1SDA063425R1	3.166,00	3,050	1

Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit Anschlussklemme F: 1SDA064111R1
Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit oberen EF-Anschlussklemmen: 1SDA065722R1

T4 250 – Festeinbau (F) – 4 Pole - Vorderseitiger Kabelanschluss (Cu) – (FC Cu)

Elektronischer Schutzauslöser	I_n	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.150 V AC)	Bestellnummer V (20 kA - 12 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PR221DS-LS/I	100		1SDA063426R1	1.961,00	3,050	1
PR221DS-I	100		1SDA063427R1	1.961,00	3,050	1
PR222DS/P-LSI	100		1SDA063428R1	2.221,00	3,050	1
PR222DS/P-LSIG	100		1SDA063429R1	2.477,00	3,050	1
PR221DS-LS/I	250		1SDA063430R1	3.150,00	3,050	1
PR221DS-I	250		1SDA063431R1	3.150,00	3,050	1
PR222DS/P-LSI	250		1SDA063432R1	3.405,00	3,050	1
PR222DS/P-LSIG	250		1SDA063433R1	3.661,00	3,050	1

Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit Anschlussklemme F: 1SDA064111R1
Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit oberen EF-Anschlussklemmen: 1SDA065722R1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Leistungsschalter Tmax T für Wechselstromanwendungen bis 1.150 V AC - Gleichstromanwendungen bis 1.000 V DC

Technischer Katalog

T4 250 – Festeinbau (F) – 3 Pole - Vorderseitiger Kabelanschluss (Cu) – (FC Cu)

Thermomagnetischer Schutzauslöser – TMD und TMA	I_n	I_3	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.150 V AC)	Bestellnummer V (20 kA - 12 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
	32	320		1SDA063410R1	1.155,00	2,350	1
	50	500		1SDA063411R1	1.155,00	2,350	1
	80	400...800		1SDA063412R1	1.294,00	2,350	1
	100	500...1.000		1SDA063413R1	1.443,00	2,350	1
	125	625...1.250		1SDA063414R1	1.588,00	2,350	1
	160	800...1.600		1SDA063415R1	1.881,00	2,350	1
	200	1.000...2.000		1SDA063416R1	2.015,00	2,350	1
	250	1.250...2.500		1SDA063417R1	2.311,00	2,350	1

Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit Anschlussklemme F: 1SDA064111R1
Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit oberen EF-Anschlussklemmen: 1SDA065722R1

T4 250 – Festeinbau (F) – 4 Pole - Vorderseitiger Kabelanschluss (Cu) – (FC Cu)

Thermomagnetischer Schutzauslöser – TMD und TMA	I_n	I_3	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.150 V AC) I_{cu} (1.000 V DC)	Bestellnummer V (20 kA - 12 kA - 40 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
	32	320		1SDA054497R1	1.456,00	3,050	1
	50	500		1SDA054498R1	1.498,00	3,050	1
	80	400...800		1SDA054499R1	1.688,00	3,050	1
	100	500...1.000		1SDA054500R1	1.876,00	3,050	1
	125	625...1.250		1SDA054501R1	2.062,00	3,050	1
	160	800...1.600		1SDA054502R1	2.452,00	3,050	1
	200	1.000...2.000		1SDA054503R1	2.692,00	3,050	1
	250	1.250...2.500		1SDA054504R1	3.009,00	3,050	1

Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit Anschlussklemme F: 1SDA064111R1
Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit oberen EF-Anschlussklemmen: 1SDA065722R1

T4 250 – Festeinbau (F) – 4 Pole - Vorderseitiger Kabelanschluss zur Verwendung bei 1.000 V DC, mit Anschlussbrücken

Thermomagnetischer Schutzauslöser – TMD und TMA	I_n	I_3	I_{cu} (1.000 V DC)	Bestellnummer V (20 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
	80	400...800		1SDA082616R1	1.556,00		1
	100	500...1.000		1SDA082617R1	1.729,00		1
	125	625...1.250		1SDA082618R1	1.902,00		1
	160	800...1.600		1SDA082619R1	2.257,00		1
	200	1.000...2.000		1SDA082620R1	2.483,00		1
	250	1.250...2.500		1SDA082621R1	2.773,00		1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Leistungsschalter Tmax T für Wechselstromanwendungen bis 1.150 V AC - Gleichstromanwendungen bis 1.000 V DC

Technischer Katalog

T5 630 – Festeinbau (F) – 3 Pole - Vorderseitiger Kabelanschluss (Cu) – (FC Cu)

Elektronischer Schutzauslöser	I_n	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.150 V AC)	Bestellnummer L (12 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PR221DS-LS/I	630		1SDA054543R1	3.549,00	5,100	1
PR221DS-I	630		1SDA054544R1	3.549,00	5,100	1
PR222DS/P-LSI	630		1SDA054545R1	3.805,00	5,100	1
PR222DS/P-LSIG	630		1SDA054546R1	4.067,00	5,100	1

Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit Anschlussklemme F: 1SDA064111R1
Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit oberen EF-Anschlussklemmen: 1SDA065722R1

T5 630 – Festeinbau (F) – 3 Pole - Vorderseitiger Kabelanschluss (Cu) – (FC Cu)

Elektronischer Schutzauslöser	I_n	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.150 V AC)	Bestellnummer V (20 kA - 12 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PR221DS-LS/I	630		1SDA054547R1	4.211,00	5,100	1
PR221DS-I	630		1SDA054548R1	4.211,00	5,100	1
PR222DS/P-LSI	630		1SDA054549R1	4.472,00	5,100	1
PR222DS/P-LSIG	630		1SDA054550R1	4.727,00	5,100	1

Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit Anschlussklemme F: 1SDA064111R1
Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit oberen EF-Anschlussklemmen: 1SDA065722R1

T5 630 – Festeinbau (F) – 4 Pole - Vorderseitiger Kabelanschluss (Cu) – (FC Cu)

Elektronischer Schutzauslöser	I_n	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.150 V AC)	Bestellnummer L (12 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PR221DS-LS/I	630		1SDA063448R1	4.616,00	6,200	1
PR221DS-I	630		1SDA063449R1	4.616,00	6,200	1
PR222DS/P-LSI	630		1SDA063450R1	4.873,00	6,200	1
PR222DS/P-LSIG	630		1SDA063451R1	5.129,00	6,200	1

Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit Anschlussklemme F: 1SDA064111R1
Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit oberen EF-Anschlussklemmen: 1SDA065722R1

T5 630 – Festeinbau (F) – 4 Pole - Vorderseitiger Kabelanschluss (Cu) – (FC Cu)

Elektronischer Schutzauslöser	I_n	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.150 V AC)	Bestellnummer V (20 kA - 12 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PR221DS-LS/I	630		1SDA063452R1	5.477,00	6,200	1
PR221DS-I	630		1SDA063453R1	5.477,00	6,200	1
PR222DS/P-LSI	630		1SDA063454R1	5.734,00	6,200	1
PR222DS/P-LSIG	630		1SDA063455R1	5.993,00	6,200	1

Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit Anschlussklemme F: 1SDA064111R1
Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit oberen EF-Anschlussklemmen: 1SDA065722R1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Leistungsschalter Tmax T für Wechselstromanwendungen bis 1.150 V AC - Gleichstromanwendungen bis 1.000 V DC

Technischer Katalog

T5 630 – Festeinbau (F) – 3 Pole - Vorderseitiger Kabelanschluss (Cu) – (FC Cu)

Thermomagnetischer Schutzauslöser – TMA	I_n	I_3	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.150 V AC)	Bestellnummer V (20 kA - 12 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
	500	2.500...5.000		1SDA063439R1	3.911,00	4,800	1

Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit Anschlussklemme F: 1SDA064111R1
Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit oberen EF-Anschlussklemmen: 1SDA065722R1

T5 630 – Festeinbau (F) – 4 Pole - Vorderseitiger Kabelanschluss (Cu) – (FC Cu)

Thermomagnetischer Schutzauslöser – TMA	I_n	I_3	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.150 V AC) I_{cu} (1.000 V DC)	Bestellnummer V (20 kA - 12 kA - 40 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
	500	2.500...5.000		1SDA054533R1	5.084,00	5,800	1

Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit Anschlussklemme F: 1SDA064111R1
Extra-Bestellnummer für Auslieferung des Leistungsschalters mit oberen EF-Anschlussklemmen: 1SDA065722R1

T5 630 – Festeinbau (F) – 4 Pole - Vorderseitiger Anschlussklemmen, zur Verwendung bei 1000 V DC, mit Anschlussbrücken

Thermomagnetischer Schutzauslöser – TMA	I_n	I_3	I_{cu} (1.000 V DC)	Bestellnummer V (20 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
	500	2.500...5.000		1SDA082624R1	4.787,00		1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Leistungsschalter Tmax T für Wechselstromanwendungen bis 1.150 V AC - Gleichstromanwendungen bis 1.000 V DC

Technischer Katalog

T6 630 – Festeinbau (F) – 3 Pole - Vorderseitige Anschlussklemmen (F)

Elektronischer Schutzauslöser	I_n	I_{cu} (1.000 V AC)	Bestellnummer L (12 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PR221DS-LS/I	630		1SDA060319R1	3.983,00	9,500	1
PR221DS-I	630		1SDA060320R1	3.983,00	9,500	1
PR222DS/P-LSI	630		1SDA060321R1	4.200,00	9,500	1
PR222DS/P-LSIG	630		1SDA060322R1	4.416,00	9,500	1

T6 630 – Festeinbau (F) – 4 Pole - Vorderseitige Anschlussklemmen (F)

Thermomagnetischer Schutzauslöser – TMA	I_n	I_3	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.000 V DC)	Bestellnummer L (12 kA - 40 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
	630	3.150…6.300		1SDA060315R1	4.663,00	12,000	1

T6 800 – Festeinbau (F) – 3 Pole - Vorderseitige Anschlussklemmen (F)

Elektronischer Schutzauslöser	I_n	I_{cu} (1.000 V AC)	Bestellnummer L (12 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PR221DS-LS/I	800		1SDA060323R1	5.174,00	9,500	1
PR221DS-I	800		1SDA060324R1	5.174,00	9,500	1
PR222DS/P-LSI	800		1SDA060325R1	5.390,00	9,500	1
PR222DS/P-LSIG	800		1SDA060326R1	5.606,00	9,500	1

T6 800 – Festeinbau (F) – 4 Pole - Vorderseitige Anschlussklemmen (F)

Thermomagnetischer Schutzauslöser – TMA	I_n	I_3	I_{cu} (1.000 V AC) I_{cu} (1.000 V DC)	Bestellnummer L (12 kA - 40 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
	800	4.000…8.000		1SDA060317R1	6.054,00	12,000	1

T6 800 – Festeinbau (F) – 4 Pole - Vorderseitiger Anschlussklemmen, zur Verwendung bei 1000 V DC, mit Anschlussbrücken

Thermomagnetischer Schutzauslöser – TMA	I_n	I_3	I_{cu} (1.000 V DC)	Bestellnummer L (20 kA)	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
	630	3.150…6.300		1SDA082625R1	4.392,00		1
	800	4.000…8.000		1SDA082626R1	5.702,00	12,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Unterteile, Umbausatz und Zubehör für Unterteile

Technischer Katalog

Unterteile für T4 250 - T5 400 Leistungsschalter bei 1.000 V AC

FC Cu = Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupferkabel	Bestellnummer 3-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4 250 P FP 1000 V AC	1SDA063458R1	291,00	1,000	1
T5 400 P FP 1000 V AC	1SDA063462R1	538,00	1,500	1

Unterteile für T4 250 - T5 400 Leistungsschalter bei 1.000 V AC

FC Cu = Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupferkabel	Bestellnummer 4-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4 250 P FP 1000 V AC	1SDA063459R1	380,00	1,500	1
T5 400 P FP 1000 V AC	1SDA063463R1	704,00	1,500	1

Ausfahrbar (W) – Unterteil

EF = vorderseitig verlängerte Anschlussklemmen	Bestellnummer 3-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4 W FP EF	1SDA054743R1	484,45	2,500	1
T5 400 W FP EF	1SDA054755R1	946,27	2,900	1
T5 630 W FP EF [1)]	1SDA054768R1	992,68	2,900	1
T6 630/800 W FP EF	1SDA060384R1	1.140,96	3,000	1
T7-T7M W FP EF	1SDA062045R1	1.453,00	18,000	1

1) Für Leistungsschalter und Lasttrennschalter in steckbarer Ausführung I_n max = 570 A

Ausfahrbar (W) – Unterteil

EF = vorderseitig verlängerte Anschlussklemmen	Bestellnummer 4-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4 W FP EF	1SDA054746R1	591,98	2,500	1
T5 400 W FP EF	1SDA054758R1	1.231,51	3,000	1
T5 630 W FP EF [1)]	1SDA054771R1	1.288,10	3,000	1
T6 630/800 W FP EF	1SDA060387R1	1.483,92	4,000	1
T7-T7M W FP EF	1SDA062049R1	1.892,00	24,600	1

1) Für Leistungsschalter und Lasttrennschalter in steckbarer Ausführung I_n max = 570 A

VR = Rückseitig senkrechte Anschlussklemmen	Bestellnummer 3-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4 W FP VR	1SDA054744R1	537,65	2,500	1
T5 400 W FP VR	1SDA054756R1	1.042,48	3,000	1
T5 630 W FP VR [1)]	1SDA054769R1	1.085,49	3,000	1
T6 630/800 W FP VR	1SDA060386R1	1.253,01	3,000	1

1) Für Leistungsschalter und Lasttrennschalter in steckbarer Ausführung I_n max = 570 A

VR = Rückseitig senkrechte Anschlussklemmen	Bestellnummer 4-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4 W FP VR	1SDA054747R1	702,91	2,500	1
T5 400 W FP VR	1SDA054759R1	1.354,88	2,900	1
T5 630 W FP VR [1)]	1SDA054772R1	1.410,35	2,900	1
T6 630/800 W FP VR	1SDA060389R1	1.632,20	3,100	1

1) Für Leistungsschalter und Lasttrennschalter in steckbarer Ausführung I_n max = 570 A

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Unterteile, Umbausatz und Zubehör für Unterteile

Technischer Katalog

HR = Rückseitig waagerechte Anschlussklemmen	Bestellnummer 3-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4 W FP HR	1SDA054745R1	537,65	2,500	1
T5 400 W FP HR	1SDA054757R1	1.042,48	2,900	1
T5 630 W FP HR[1)]	1SDA054770R1	1.085,49	2,900	1
T6 630/800 W FP HR	1SDA060385R1	1.253,01	8,700	1

1) Für Leistungsschalter und Lasttrennschalter in steckbarer Ausführung I_n max = 570 A

HR = Rückseitig waagerechte Anschlussklemmen	Bestellnummer 4-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4 W FP HR	1SDA054748R1	702,91	2,500	1
T5 400 W FP HR	1SDA054761R1	1.354,88	3,000	1
T5 630 W FP HR[1)]	1SDA054774R1	1.410,35	3,000	1
T6 630/800 W FP HR	1SDA060388R1	1.632,20	3,000	1

1) Für Leistungsschalter und Lasttrennschalter in steckbarer Ausführung I_n max = 570 A

HR/VR = Rückseitige flache Anschlussklemmen	Bestellnummer 3-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T7-T7M W FP HR	1SDA062044R1	1.453,00	20,000	1

Anmerkung: Unterteile des Leistungsschalters T7-T7M mit rückseitigen Anschlussklemmen werden standardmäßig mit waagerecht montierten Anschlussklemmen geliefert. Zum Bestellen der Ausführung mit senkrecht montierten Anschlussklemmen ist die Zusatz-Bestellnummer 1SDA063571R1

HR/VR = Rückseitige flache Anschlussklemmen	Bestellnummer 4-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T7-T7M W FP HR	1SDA062048R1	1.892,00	24,600	1

Anmerkung: Unterteile des Leistungsschalters T7-T7M mit rückseitigen Anschlussklemmen werden standardmäßig mit waagerecht montierten Anschlussklemmen geliefert. Zum Bestellen der Ausführung mit senkrecht montierten Anschlussklemmen ist die Zusatz-Bestellnummer 1SDA063571R1

Unterteile für T4 250 - T5 400 Leistungsschalter bei 1.000 V AC

FC Cu = Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupferkabel	Bestellnummer 3-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4 250 W FP 1000 V AC	1SDA063460R1	525,00	2,500	1
T5 400 W FP 1000 V AC	1SDA063464R1	1.035,00	2,900	1

Unterteile für T4 250 - T5 400 Leistungsschalter bei 1.000 V AC

FC Cu = Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupferkabel	Bestellnummer 4-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4 250 W FP 1000 V AC	1SDA063461R1	679,00	2,500	1
T5 400 W FP 1000 V AC	1SDA063465R1	1.343,00	3,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Unterteile, Umbausatz und Zubehör für Unterteile

Technischer Katalog

Ausführungsumbau

Umbausatz von Unterteil in beweglichen Teil bei steckbarer Ausführung T4...T5

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	3-polig	1 Stk. €	kg	Stk.
Satz P MP T4	1SDA054839R1	116,59	0,500	1
Satz P MP T5 400	1SDA054843R1	198,08	0,700	1
Satz P MP T5 630 [1)]	1SDA054847R1	208,27	1,527	1

Hinweis: Die steckbare Ausführung muss wie folgt aufgebaut sein:
a) Festeinbau Leistungsschalter
b) Umbausatz von Unterteil in bewegliches Teil bei steckbarer Ausführung
c) Unterteil der steckbaren Ausführung

1) Für Leistungsschalter und Lasttrennschalter in steckbarer Ausführung I_n max = 570 A

Ausführungsumbau

Umbausatz von Unterteil in beweglichen Teil bei steckbarer Ausführung T4...T5

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	4-polig	1 Stk. €	kg	Stk.
Satz P MP T4	1SDA054840R1	156,20	0,600	1
Satz P MP T5 400	1SDA054844R1	259,21	0,800	1
Satz P MP T5 630 [1)]	1SDA054848R1	269,39	0,800	1

Hinweis: Die steckbare Ausführung muss wie folgt aufgebaut sein:
a) Festeinbau Leistungsschalter
b) Umbausatz von Unterteil in bewegliches Teil bei steckbarer Ausführung
c) Unterteil der steckbaren Ausführung

1) Für Leistungsschalter und Lasttrennschalter in steckbarer Ausführung I_n max = 570 A

Umbausatz von Unterteil in beweglichen Teil bei ausfahrbarer Ausführung T4...T7

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	3-polig	1 Stk. €	kg	Stk.
Kit W MP T4	1SDA054841R1	210,53	0,800	1
Satz W MP T5 400	1SDA054845R1	261,47	1,000	1
Satz W MP T5 630 [1)]	1SDA054849R1	271,66	1,000	1
Satz W MP T6 630/800	1SDA060390R1	307,88	0,800	1
Kit W MP T7-T7M	1SDA062162R1	312,00	0,800	1

Hinweis: Die ausfahrbare Ausführung muss wie folgt aufgebaut sein:
a) Festeinbau Leistungsschalter
b) Umbausatz von Unterteil in bewegliches Teil bei ausfahrbarem Leistungsschalter
c) Unterteil eines ausfahrbaren Leistungsschalters
d) Frontplatte für Betätigungsmechanismus mit Hebel, Drehgriff oder motorisch (nur für T4, T5 und T6)
e) Gleitkontakt blockiert, wenn der Leistungsschalter automatisch oder mit elektrischem Zubehör ausgestattet ist (nur für T7)

1) Für Leistungsschalter und Lasttrennschalter in ausfahrbarer Ausführung I_n max = 570 A

Umbausatz von Unterteil in beweglichen Teil bei ausfahrbarer Ausführung T4...T7

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	4-polig	1 Stk. €	kg	Stk.
Kit W MP T4	1SDA054842R1	271,66	0,900	1
Satz W MP T5 400	1SDA054846R1	336,17	1,100	1
Satz W MP T5 630 [1)]	1SDA054850R1	353,15	1,100	1
Satz W MP T6 630/800	1SDA060391R1	398,43	0,900	1
Kit W MP T7-T7M	1SDA062163R1	403,00	0,900	1

Hinweis: Die ausfahrbare Ausführung muss wie folgt aufgebaut sein:
a) Festeinbau Leistungsschalter
b) Umbausatz von Unterteil in bewegliches Teil bei ausfahrbarem Leistungsschalter
c) Unterteil eines ausfahrbaren Leistungsschalters
d) Frontplatte für Betätigungsmechanismus mit Hebel, Drehgriff oder motorisch (nur für T4, T5 und T6)
e) Gleitkontakt blockiert, wenn der Leistungsschalter automatisch oder mit elektrischem Zubehör ausgestattet ist (nur für T7)

1) Für Leistungsschalter und Lasttrennschalter in ausfahrbarer Ausführung I_n max = 570 A

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Unterteile, Umbausatz und Zubehör für Unterteile

Gleitkontaktblöcke für T7

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Block links - MP T7 - T7M	1SDA062164R1	41,30	1,000	1
Block Mitte - MP T7 - T7M	1SDA062165R1	41,30	1,000	1
Block rechts - MP T7 - T7M	1SDA062166R1	41,30	1,000	1
Block links - FP T7	1SDA063572R1	83,50	1,000	1
Block links - FP T7M	1SDA062167R1	83,50	1,000	1
Block Mitte - FP T7 - T7M	1SDA062168R1	83,50	1,000	1
Block rechts - FP T7 - T7M	1SDA062169R1	83,50	1,000	1

Hinweis: Der bewegliche Teil eines Leistungsschalters mit elektrischem Zubehör oder elektronischen Schutzauslösern PR331/P und PR332/P wird standardmäßig mit Blöcken für den Anschluss geliefert (siehe Abschnitt „Zubehör"), während Blöcke für das Unterteil stets gesondert zu bestellen sind.

Umbausatz von Festeinbau in steckbar für RC222 und RC223

Typ	Bestellnummer 4-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Kit P MP RC T4	1SDA054851R1	157,33	1,000	1
Kit P MP RC T5 400	1SDA054852R1	211,67	1,000	1

Umbausatz von steckbar in ausfahrbar für RC222 und RC223

Typ	Bestellnummer 4-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Satz W MP RC T4-T5	1SDA055366R1	100,74	1,000	1

Umbausatz von Unterteil steckbare Ausführung in Unterteil eines ausfahrbaren Leistungsschalters

Typ	Bestellnummer 4-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Satz FP P in FP W T4	1SDA054854R1	260,34	1,200	1
Satz FP P in FP W T5	1SDA054855R1	279,58	1,200	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Unterteile, Umbausatz und Zubehör für Unterteile

Technischer Katalog

Anschlussklemmen für Unterteile T4...T7

Typ	Bestellnummer 3 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Vorderseitig verlängerte Anschlussklemmen - EF				
EF T4	1SDA066119R1	52,07	1,000	1
EF T5 400	1SDA066123R1	112,62	1,000	1
EF T5 630	1SDA066127R1	136,96	1,000	1
EF T6	1SDA013984R1	113,19	0,800	1
EF T7-T7M	1SDA062171R1	186,00	1,000	1
Vorderseitig verbreiterte Anschlüsse - ES				
ES T5 (630 A)	1SDA055271R1	136,96	0,700	1
ES T7-T7M	1SDA065620R1	724,00	1,000	1
Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupferkabel - FC Cu				
FC Cu T4 1x185 mm²	1SDA054831R1	87,72	0,300	1
FC Cu T5 1x240 mm²	1SDA054833R1	185,63	0,500	1
Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupfer-/Aluminiumkabel - FC CuAl				
FC CuAl T4 1x185 mm²	1SDA054835R1	134,70	0,220	1
FC CuAl T5 1x240 mm²	1SDA054837R1	273,92	0,300	1
Rückseitig senkrechte Anschlussklemmen - VR				
VR T5 630	1SDA066131R1	215,06	1,000	1
VR T6	1SDA013988R1	260,34	0,705	1
Rückseitig waagerechte Anschlussklemmen - HR				
HR T5 630	1SDA066129R1	215,06	1,000	1
HR T6	1SDA013986R1	260,34	0,705	1
Rückseitige flache Anschlussklemmen - HR/VR				
HR/VR T4	1SDA066121R1	104,70	1,000	1
HR/VR T5 400	1SDA066125R1	172,05	1,000	1
HR/VR T7-T7M	1SDA063089R1	198,00	1,000	1
Rückseitig verbreiterte Anschlussklemmen- RS				
RS T7-T7M	1SDA063577R1	299,00	1,000	1

Hinweis: Die Anschlussklemmen FC Cu und FC CuAl werden mit Isolierklemmenabdeckungen für TC-FP-Unterteile geliefert.

Anschlussklemmen für Unterteile T4...T7

Typ	Bestellnummer 3 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Vorderseitig verlängerte Anschlussklemmen - EF				
EF T4	1SDA066120R1	69,61	1,000	1
EF T5 400	1SDA066124R1	148,28	1,000	1
EF T5 630	1SDA066128R1	175,44	1,000	1
EF T6	1SDA013985R1	152,81	0,800	1
EF T7-T7M	1SDA062172R1	240,00	1,000	1
Vorderseitig verbreiterte Anschlüsse - ES				
ES T5 (630 A)	1SDA055272R1	175,44	0,933	1
ES T7-T7M	1SDA065621R1	935,00	1,000	1
Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupferkabel - FC Cu				
FC Cu T4 1x185 mm²	1SDA054832R1	113,19	0,400	1
FC Cu T5 1x240 mm²	1SDA054834R1	237,70	0,667	1
Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupfer-/Aluminiumkabel - FC CuAl				
FC CuAl T4 1x185 mm²	1SDA054836R1	175,44	0,293	1
FC CuAl T5 1x240 mm²	1SDA054838R1	359,94	0,400	1
Rückseitig senkrechte Anschlussklemmen - VR				
VR T5 630	1SDA066132R1	277,32	1,000	1
VR T6	1SDA013989R1	342,97	0,705	1
Rückseitig waagerechte Anschlussklemmen - HR				
HR T5 630	1SDA066130R1	277,32	1,000	1
HR T6	1SDA013987R1	342,97	0,705	1
Rückseitige flache Anschlussklemmen - HR/VR				
HR/VR T4	1SDA066122R1	138,09	1,000	1
HR/VR T5 400	1SDA066126R1	221,85	1,000	1
HR/VR T7-T7M	1SDA063090R1	257,00	1,000	1
Rückseitig verbreiterte Anschlussklemmen - RS				
RS T7-T7M	1SDA063578R1	390,00	1,000	1

Hinweis: Die Anschlussklemmen FC Cu und FC CuAl werden mit Isolierklemmenabdeckungen für TC-FP-Unterteile geliefert.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Unterteile, Umbausatz und Zubehör für Unterteile

Technischer Katalog

Verriegelung für Unterteil eines ausfahrbaren Leistungsschalters

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T4-T5-T6	1 Stk. €	kg	Stk.
KLF-D FP - Unterschiedlicher Schlüssel für jeden Leistungsschalter	1SDA055230R1	49,58	0,100	1
KLF-S FP - Gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen	1SDA055231R1	49,58	0,100	1
PLL FP - Vorhängeschlösser zur Verriegelung	1SDA055232R1	47,99	0,100	1
KLF-D Ronis FP - Verriegelungstyp Ronis	1SDA055233R1	49,58	0,080	1

Isolierklemmenabdeckungen für Unterteile - TC-FP

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	3-polig	1 Stk. €	kg	Stk.
TC-FP T4	1SDA054857R1	73,57	0,100	1
TC-FP T5	1SDA054859R1	144,88	0,130	1

Isolierklemmenabdeckungen für Unterteile - TC-FP

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	4-polig	1 Stk. €	kg	Stk.
TC-FP T4	1SDA054858R1	88,85	0,130	1
TC-FP T5	1SDA054861R1	183,37	0,170	1

60-mm-Unterteil für 60-mm-Adapter

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T4 Festeingebaute Ausführung	1SDA065803R1	459,55	1,000	1
T4 Steckbare Ausführung	1SDA065804R1	537,65	1,000	1
T5 400 Festeingebaute Ausführung	1SDA065805R1	782,14	1,000	1
T5 400 Steckbare Ausführung	1SDA065806R1	1.042,48	1,000	1
T5 520 Festeingebaute Ausführung	1SDA065807R1	807,04	1,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Technischer Katalog

T4 - T5 - T6

T7

Wartungsentriegelungen

Arbeitsstromauslöser - SOR

Typ	Bestellnummer T4-T5-T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Unverkabelte Ausführung				
SOR 12 V DC	1SDA054862R1	148,28	0,100	1
SOR 24 V AC / DC	-	-		1
SOR 24...30 V AC / DC	1SDA054863R1	148,28	0,136	1
SOR 30 V AC / DC	-	-		1
SOR 48 V AC / DC	-	-		1
SOR 48...60 V AC / DC	1SDA054864R1	148,28	0,100	1
SOR 60 V AC / DC	-	-		1
SOR 110...120 V AC / DC	-	-		1
SOR 110...127 V AC - 110...125 V DC	1SDA054865R1	148,28	0,100	1
SOR 120...127 V AC / DC	-	-		1
SOR 220...240 V AC / DC	-	-		1
SOR 220...240 V AC - 220...250 V DC	1SDA054866R1	148,28	0,100	1
SOR 240...250 V AC / DC	-	-		1
SOR 380...400 V AC	-	-		1
SOR 380...440 V AC	1SDA054867R1	148,28	0,100	1
SOR 415...440 V AC	-	-		1
SOR 480...525 V AC	1SDA054868R1	148,28	0,100	1
Verkabelte Ausführung [1)]				
SOR-C 12 V DC	1SDA054869R1	208,27	0,120	1
SOR-C 24...30 V AC / DC	1SDA054870R1	208,27	0,120	1
SOR-C 48...60 V AC / DC	1SDA054871R1	208,27	0,120	1
SOR-C 110...127 V AC - 110...125 V DC	1SDA054872R1	208,27	0,120	1
SOR-C 220...240 V AC - 220...250 V DC	1SDA054873R1	208,27		1
SOR-C 380...440 V AC	1SDA054874R1	208,27	0,120	1
SOR-C 480...525 V AC	1SDA054875R1	208,27	0,120	1

Hinweis: Für T7-T7M in ausfahrbarer Ausführung sind Gleitkontaktblöcke für den festeingebauten und beweglichen Teil erforderlich.
1) Obligatorisch bei T4-T5-T6 in ausfahrbaren oder motorisch betätigten Ausführungen.

Wartungsentriegelungen

Arbeitsstromauslöser - SOR

Typ	Bestellnummer T7-T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Unverkabelte Ausführung				
SOR 12 V DC	-	-		1
SOR 24 V AC / DC	1SDA062065R1	189,00	1,000	1
SOR 24...30 V AC / DC	-	-		1
SOR 30 V AC / DC	1SDA062066R1	189,00	1,000	1
SOR 48 V AC / DC	1SDA062067R1	189,00	1,000	1
SOR 48...60 V AC / DC	-	-		1
SOR 60 V AC / DC	1SDA062068R1	189,00	1,000	1
SOR 110...120 V AC / DC	1SDA062069R1	189,00	1,000	1
SOR 110...127 V AC - 110...125 V DC	-	-		1
SOR 120...127 V AC / DC	1SDA063547R1	189,00	1,000	1
SOR 220...240 V AC / DC	1SDA063548R1	189,00	0,300	1
SOR 220...240 V AC - 220...250 V DC	-	-		1
SOR 240...250 V AC / DC	1SDA062070R1	189,00	1,000	1
SOR 380...400 V AC	1SDA062071R1	189,00	1,000	1
SOR 380...440 V AC	-	-		1
SOR 415...440 V AC	1SDA062072R1	189,00	1,000	1
SOR 480...525 V AC	-	-		1

Hinweis: Für T7-T7M in ausfahrbarer Ausführung sind Gleitkontaktblöcke für den festeingebauten und beweglichen Teil erforderlich.

13

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

SOR-Prüfgerät

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
T7-T7M	1SDA082751R1	561,00	0,216	1

Einschaltspule - SCR

Typ	Bestellnummer T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
verkabelte Ausführung				
SCR 24 V AC / DC	1SDA062076R1	189,00	1,000	1
SCR 30 V AC / DC	1SDA062077R1	189,00	1,000	1
SCR 48 V AC / DC	1SDA062078R1	189,00	1,000	1
SCR 60 V AC / DC	1SDA062079R1	189,00	1,000	1
SCR 110...120 V AC / DC	1SDA062080R1	189,00	1,000	1
SCR 120...127 V AC / DC	1SDA063549R1	189,00	1,000	1
SCR 220...240 V AC / DC	1SDA063550R1	189,00	0,120	1
SCR 240...250 V AC / DC	1SDA062081R1	189,00	1,000	1
SCR 380...400 V AC	1SDA062082R1	189,00	1,000	1
SCR 415...440 V AC	1SDA062083R1	189,00	1,000	1

Hinweis: Für T7-T7M in ausfahrbarer Ausführung sind Gleitkontaktblöcke für den festeingebauten und beweglichen Teil erforderlich.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

T4 - T5 - T6

T7

Unterspannungsspule - UVR

Typ	Bestellnummer T4-T5-T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Unverkabelte Ausführung				
UVR 24 V AC / DC	-	-		1
UVR 24...30 V AC / DC	1SDA054880R1	175,44	0,170	1
UVR 30 V AC / DC	-	-		1
UVR 48 V AC / DC	1SDA054881R1	175,44	0,170	1
UVR 60 V AC/DC	1SDA054882R1	175,44	0,170	1
UVR 110...120 V AC / DC	-	-		1
UVR 110...127 V AC – 110...125 V DC	1SDA054883R1	175,44	0,170	1
UVR 120...127 V AC / DC	-	-		1
UVR 220...240 V AC / DC	-	-		1
UVR 220...240 V AC - 220...250 V DC	1SDA054884R1	175,44	0,170	1
UVR 240...250 V AC / DC	-	-		1
UVR 380...400 V AC	-	-		1
UVR 380...440 V AC	1SDA054885R1	175,44	0,170	1
UVR 415...440 V AC	-	-		1
UVR 480...525 V AC	1SDA054886R1	175,44	0,170	1
Verkabelte Ausführung [1)]				
UVR-C 24...30 V AC / DC	1SDA054887R1	229,78	0,169	1
UVR-C 48 V AC / DC	1SDA054888R1	229,78	0,120	1
UVR-C 60 V AC/DC	1SDA054889R1	229,78	0,120	1
UVR-C 110...127 V AC - 110...125 V DC	1SDA054890R1	229,78	0,120	1
UVR-C 220...240 V AC - 220...250 V DC	1SDA054891R1	229,78		1
UVR-C 380...440 V AC	1SDA054892R1	229,78	0,120	1
UVR-C 480...525 V AC	1SDA054893R1	229,78	0,120	1

Hinweis: Für T7-T7M in ausfahrbarer Ausführung sind Gleitkontaktblöcke für den festeingebauten und beweglichen Teil erforderlich.
1) Standardmäßig bei T4-T5-T6 in ausfahrbaren oder motorisch betätigten Ausführungen.

Unterspannungsspule - UVR

Typ	Bestellnummer T7-T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Unverkabelte Ausführung				
UVR 24 V AC / DC	1SDA062087R1	228,00	0,325	1
UVR 24...30 V AC / DC	-	-		1
UVR 30 V AC / DC	1SDA062088R1	228,00	1,000	1
UVR 48 V AC / DC	1SDA062089R1	228,00	1,000	1
UVR 60 V AC/DC	1SDA062090R1	228,00	1,000	1
UVR 110...120 V AC / DC	1SDA062091R1	228,00	1,000	1
UVR 110...127 V AC – 110...125 V DC	-	-		1
UVR 120...127 V AC / DC	1SDA063551R1	228,00	1,000	1
UVR 220...240 V AC / DC	1SDA063552R1	228,00	0,302	1
UVR 220...240 V AC - 220...250 V DC	-	-		1
UVR 240...250 V AC / DC	1SDA062092R1	228,00	1,000	1
UVR 380...400 V AC	1SDA062093R1	228,00	1,000	1
UVR 380...440 V AC	-	-		1
UVR 415...440 V AC	1SDA062094R1	228,00	1,000	1
UVR 480...525 V AC	-	-		1

Hinweis: Für T7-T7M in ausfahrbarer Ausführung sind Gleitkontaktblöcke für den festeingebauten und beweglichen Teil erforderlich.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Dauerbetätigter Arbeitsstromauslöser - PS-SOR

Typ	Bestellnummer T4-T5-T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Unverkabelte Ausführung				
PS-SOR 24 V AC/DC	1SDA054876R1	148,28	0,120	1
PS-SOR 110...120 V AC	1SDA054877R1	148,28	0,170	1
Verkabelte Ausführung				
PS-SOR-C 24 V AC/DC	1SDA054878R1	208,27	0,170	1
PS-SOR-C 110...120 V AC	1SDA054879R1	208,27	0,170	1

Steckverbinder und Buchsenstecker für Elektrozubehör

Typ	Bestellnummer T4-T5-T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Buchsenstecker 12-polig	1SDA051362R1	51,50	0,050	1
Buchsenstecker 6-polig	1SDA051363R1	34,18	0,042	1
Buchsenstecker 3-polig	1SDA051364R1	26,03	0,038	1
3-Wege-Anschluss für zweiten SOR-C	1SDA055273R1	26,03	0,050	1

Verzögerungsvorrichtung für Unterspannungsspule - UVD

Typ	Bestellnummer T4...T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
UVD 24...30 V AC / DC	1SDA051357R1	477,00	0,150	1
UVD 48 V AC / DC	-	-		1
UVD 48...60 V AC / DC	1SDA051358R1	477,00	0,150	1
UVD 60 V AC / DC	-	-		1
UVD 110...125 V AC / DC	1SDA051360R1	477,00	0,258	1
UVD 220...250 V AC / DC	1SDA051361R1	477,00	0,269	1

Verzögerungsvorrichtung für Unterspannungsspule - UVD

Typ	Bestellnummer T7-T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
UVD 24...30 V AC / DC	1SDA038316R1	590,00	0,263	1
UVD 48 V AC / DC	1SDA038317R1	573,00	0,330	1
UVD 48...60 V AC / DC	-	-		1
UVD 60 V AC / DC	1SDA038318R1	573,00	0,323	1
UVD 110...125 V AC / DC	1SDA038319R1	573,00	0,330	1
UVD 220...250 V AC / DC	1SDA038320R1	590,00		1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

T1 - T2 - T3



T7

Elektrische Signale

Hilfskontakte - AUX

Typ	Bestellnummer T4-T5-T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Unverkabelte Ausführung				
AUX 1Q 1SY 250 V AC/DC	1SDA051368R1	78,67		1
AUX 3Q 1SY 250 V AC/DC	1SDA051369R1	177,71	0,040	1
AUX 1Q 1SY 400 V AC	-	-		1
AUX 2Q 400 V AC	-	-		1
AUX 1Q 1SY 24 V DC	1SDA068797R1	88,85	1,000	1
AUX 3Q 1SY 24 V DC	1SDA054914R1	177,71	0,040	1
AUX 2Q 24 V DC	-	-		1
Verkabelte Ausführung mit 1 m langen Kabeln				
AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC	1SDA054910R1	133,56		1
AUX-C 3Q 1SY 250 V AC/DC	1SDA054911R1	267,13		1
AUX-C 1Q 1SY 400 V AC	1SDA054912R1	133,56	0,200	1
AUX-C 2Q 400 V AC	1SDA054913R1	133,56	0,040	1
AUX-C 1Q 1SY 24 V DC	1SDA066075R1	133,56	1,000	1
AUX-C 3Q 1SY 24 V DC	1SDA054915R1	268,26	0,225	1
Kabelkontakt zur Meldung der Auslösespulenauslösung				
AUX-SA 1 S51 T4-T5 NO	1SDA055050R1	133,56	0,100	1
AUX-SA 1 S51 T4-T5 NC	1SDA064518R1	133,56	1,000	1
AUX-SA 1 S51 T6 [1)]	1SDA060393R1	133,56	0,100	1
AUX-SA 1 S51 T7-T7M 24 V	-	-		1
AUX-SA 1 S51 T7-T7M 250 V	-	-		1
Kabelkontakt zur Meldung von Hand/Fernbetrieb				
AUX-MO-C [2)]	1SDA054917R1	133,56	0,030	1
Kabelkontakte in elektronischer Ausführung				
AUX-E-C 1Q 1SY T4-T5 [3)]	1SDA054916R1	133,56	0,040	1
AUX-E-C 1Q 1SY T6 [3)]	1SDA064161R1	133,56	0,040	1

Hinweis: Für T7-T7M in ausfahrbarer Ausführung sind Gleitkontaktblöcke für den festeingebauten und beweglichen Teil erforderlich.
1) Nur am Leistungsschalter montiert verfügbar.
2) Für T4, T5 und T6 in steck-/ausfahrbarer Ausführung ist die Bestellung eines 3-poligen Buchsensteckers 1SDA051364R1 notwendig
3) Nur bei Leistungsschaltern mit PR222DS/PD, PR223DS und Ekip E-LSIG Schutzauslösern.

Elektrische Signale

Hilfskontakte - AUX

Typ	Bestellnummer T7	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Unverkabelte Ausführung				
AUX 1Q 1SY 250 V AC/DC	-	-		1
AUX 3Q 1SY 250 V AC/DC	-	-		1
AUX 1Q 1SY 400 V AC	1SDA062104R1	68,00	0,200	1
AUX 2Q 400 V AC	1SDA062102R1	68,00	0,040	1
AUX 1Q 1SY 24 V DC	1SDA062103R1	68,00	0,200	1
AUX 3Q 1SY 24 V DC	-			1
AUX 2Q 24 V DC	1SDA062101R1	68,00	0,080	1
Kabelkontakt zur Meldung der Auslösespulenauslösung				
AUX-SA 1 S51 T4-T5 NO	-	-		1
AUX-SA 1 S51 T4-T5 NC	-	-		1
AUX-SA 1 S51 T6 [1)]	-	-		1
AUX-SA 1 S51 T7-T7M 24 V	1SDA066099R1	67,50	0,200	1
AUX-SA 1 S51 T7-T7M 250 V	1SDA062105R1	68,00	0,100	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

T1 - T2 - T3



T7

Hilfskontakte - AUX

Typ	Bestellnummer T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Unverkabelte Ausführung				
AUX 2Q 400 V AC	1SDA062102R1	68,00	0,040	1
AUX 2Q 24 V DC	1SDA062101R1	68,00	0,080	1
Kabelkontakt zur Meldung der Auslösespulenauslösung				
AUX-SA 1 S51 T7-T7M 24 V	1SDA066100R1	67,50	1,000	1
AUX-SA 1 S51 T7-T7M 250 V	1SDA063553R1	68,00	1,000	1
Kabelkontakt „Leistungsschalter zum Schließen bereit“				
AUX-RTC 24 V DC	1SDA062108R1	68,00	1,000	1
AUX-RTC 250 V AC/DC	1SDA062109R1	68,00	1,000	1
Kabelkontaktmeldung „Feder gespannt“				
AUX-MC 24 V DC	1SDA062106R1	68,00	1,000	1
AUX-MC 250 V AC/DC	1SDA062107R1	68,00	1,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Positionshilfskontakte - AUP

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T4-T5-T6	1 Stk. €	kg	Stk.
AUP-I T4-T5 24 V DC - 1 Kontakt zur Meldung „Leistungsschalter eingefahren“	1SDA054920R1	74,71	0,030	1
AUP-I T4-T5 400 V AC/DC - 1 Kontakt zur Meldung „Leistungsschalter eingefahren“	1SDA054918R1	68,48	0,030	1
AUP-R T4-T5 24 V DC - 1 Kontakt zur Meldung „Leistungsschalter ausgefahren“	1SDA054921R1	74,71	0,030	1
AUP-R T4-T5 400 V AC/DC - 1 Kontakt zur Meldung „Leistungsschalter ausgefahren“	1SDA054919R1	68,48	0,030	1
AUP T7-T7M 24 V DC	-	-		1
AUP T7-T7M 250 V AC	-	-		1

Hinweis: T4-T5-T6 in steckbarer Ausführung: Kontakte melden einen eingefahrenen Leistungsschalter. T4-T5-T6 in ausfahrbarer Ausführung: Kontakte melden einen ein-/ausgefahrenen Leistungsschalter.

Positionshilfskontakte - AUP

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T7-T7M	1 Stk. €	kg	Stk.
AUP-I T4-T5 24 V DC - 1 Kontakt zur Meldung „Leistungsschalter eingefahren“	-	-		1
AUP-I T4-T5 400 V AC/DC - 1 Kontakt zur Meldung „Leistungsschalter eingefahren“	-	-		1
AUP-R T4-T5 24 V DC - 1 Kontakt zur Meldung „Leistungsschalter ausgefahren“	-	-		1
AUP-R T4-T5 400 V AC/DC - 1 Kontakt zur Meldung „Leistungsschalter ausgefahren“	-	-		1
AUP T7-T7M 24 V DC	1SDA062110R1	158,00	1,000	1
AUP T7-T7M 250 V AC	1SDA062111R1	158,00	1,000	1

Hinweis: T4-T5-T6 in steckbarer Ausführung: Kontakte melden einen eingefahrenen Leistungsschalter. T4-T5-T6 in ausfahrbarer Ausführung: Kontakte melden einen ein-/ausgefahrenen Leistungsschalter.

Voreilende Hilfskontakte - AUE

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T4-T5	1 Stk. €	kg	Stk.
AUE - voreilende Kontakte	1SDA054925R1	136,96	0,220	1

Voreilende Hilfskontakte - AUE

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T6	1 Stk. €	kg	Stk.
AUE - voreilende Kontakte	1SDA060394R1	136,96	0,220	1

Voreilende Hilfskontakte - AUE

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T7	1 Stk. €	kg	Stk.
AUE - voreilende Kontakte	1SDA062112R1	132,00	0,220	1

Hinweis: Beim T7 sind die erwarteten Hilfskontakte (AUE) nur bereits am Leistungsschalter installiert bestellbar.
Für T7 in ausfahrbarer Ausführung sind Gleitkontaktblöcke für den festeingebauten und beweglichen Teil erforderlich.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Adapter - ADP

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T4-T5-T6	1 Stk. €	kg	Stk.
ADP - Adapter, 5-polig	1SDA055173R1	33,62	0,040	1
ADP - Adapter, 6-polig	1SDA054922R1	33,62		1
ADP - Adapter, 12-polig	1SDA054923R1	48,56	0,077	1
ADP - Adapter, 10-polig	1SDA054924R1	43,24	0,074	1

Prüfverlängerung

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T4-T5-T6	1 Stk. €	kg	Stk.
5-polige Prüfverlängerung für Blindprüfungen an Wartungsentriegelungen T4-T5-T6 P/W	1SDA055351R1	59,42	1,000	1
6-polige Prüfverlängerung für Blindprüfungen an Wartungsentriegelungen und Nullstromauslösern T4-T5-T6 mit Hilfskontakten (1+1)	1SDA055063R1	71,31	0,210	1
12-polige Prüfverlängerung für Blindprüfungen an Hilfskontakten T4-T5-T6 (3+1)	1SDA055064R1	142,62	0,210	1
10-polige Prüfverlängerung für Blindprüfungen an Motorantrieben und voreilenden Kontakten T4-T5-T6 P/W	1SDA055065R1	118,85	0,210	1

Auslöserückstellung

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T7M	1 Stk. €	kg	Stk.
Auslöserückstellung 24-30 V AC/DC	1SDA063554R1	205,00	1,000	1
Auslöserückstellung 110-130 V AC/DC	1SDA062118R1	205,00	1,000	1
Auslöserückstellung 200-240 V AC/DC	1SDA062119R1	205,00	1,000	1

Hinweis: Für T7-T7M in ausfahrbarer Ausführung sind Gleitkontaktblöcke für den festeingebauten und beweglichen Teil erforderlich.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Technischer Katalog

Mechanische Signale

Zähler für mechanische Betätigung

Typ	Bestellnummer T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Zähler für mechanische Betätigung	1SDA062160R1	203,00	1,000	1

Motorantrieb mit Federkraftspeicher - MOE

Typ	Bestellnummer T4-T5	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
MOE 24 V DC	1SDA054894R1	1.242,83	2,214	1
MOE 48...60 V DC	1SDA054895R1	1.242,83	2,200	1
MOE 110...125 V AC/DC	1SDA054896R1	1.242,83	2,155	1
MOE 220...250 V AC/DC	1SDA054897R1	1.242,83		1
MOE 380 V AC	1SDA054898R1	1.242,83	2,200	1

Motorantrieb mit Federkraftspeicher - MOE

Typ	Bestellnummer T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
MOE 24 V DC	1SDA060395R1	1.577,87	3,400	1
MOE 48...60 V DC	1SDA060396R1	1.577,87	3,400	1
MOE 110...125 V AC/DC	1SDA060397R1	1.577,87	3,400	1
MOE 220...250 V AC/DC	1SDA060398R1	1.577,87	3,337	1
MOE 380 V AC	1SDA060399R1	1.577,87	3,400	1

Elektrischer Motorantrieb mit Energiespeicher - MOE- E

Typ	Bestellnummer T4-T5	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
MOE-E 24 V DC	1SDA054899R1	1.354,88	2,200	1
MOE-E 48...60 V DC	1SDA054900R1	1.354,88	2,200	1
MOE-E 110...125 V AC/DC	1SDA054901R1	1.354,88	2,200	1
MOE-E 220...250 V AC/DC	1SDA054902R1	1.354,88	2,200	1
MOE-E 380 V AC	1SDA054903R1	1.354,88	2,200	1

Hinweis: Wird stets vollständig mit dem elektronischen Hilfskontakt AUX-E-C geliefert.

Elektrischer Motorantrieb mit Energiespeicher - MOE- E

Typ	Bestellnummer T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
MOE-E 24 V DC	1SDA060400R1	1.732,94	3,900	1
MOE-E 48...60 V DC	1SDA060401R1	1.732,94	3,900	1
MOE-E 110...125 V AC/DC	1SDA060402R1	1.732,94	3,900	1
MOE-E 220...250 V AC/DC	1SDA060403R1	1.732,94	3,900	1
MOE-E 380 V AC	1SDA060404R1	1.732,94	3,900	1

Hinweis: Wird stets vollständig mit dem elektronischen Hilfskontakt AUX-E-C geliefert.

Federspannmotor

Typ	Bestellnummer T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Federspannmotor 24...30 V AC/DC	1SDA062113R1	1.413,00	1,000	1
Federspannmotor 48...60 V AC/DC	1SDA062114R1	1.413,00	1,000	1
Federspannmotor 100...130 V AC/DC	1SDA062115R1	1.413,00	1,000	1
Federspannmotor 220...250 V AC/DC	1SDA062116R1	1.413,00	0,693	1
Federspannmotor 380...415 V AC	1SDA062117R1	1.413,00	1,000	1

Hinweis: Für T7-T7M in ausfahrbarer Ausführung sind Gleitkontaktblöcke für den festeingebauten und beweglichen Teil erforderlich.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog



Mechanischer Drehgriff

Direkt- RHD

Typ	Bestellnummer T4-T5	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
RHD normal für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA054926R1	87,72	0,300	1
RHD_EM Notfall für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA054927R1	87,72	0,300	1
RHD normal für ausfahrbare Ausführung	1SDA054928R1	87,72	0,300	1
RHD_EM Notfall für ausfahrbare Ausführung	1SDA055234R1	87,72	0,300	1

Direkt- RHD

Typ	Bestellnummer T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
RHD normal für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA060405R1	132,43	0,300	1
RHD_EM Notfall für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA060406R1	132,43	0,300	1
RHD normal für ausfahrbare Ausführung	1SDA060407R1	132,43	0,300	1
RHD_EM Notfall für ausfahrbare Ausführung	1SDA060408R1	132,43	0,300	1

Direkt- RHD

Typ	Bestellnummer T7	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
RHD normal für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA062120R1	136,00	0,300	1
RHD_EM Notfall für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA062121R1	136,00	0,300	1
RHD normal für ausfahrbare Ausführung	1SDA062120R1	136,00	0,300	1
RHD_EM Notfall für ausfahrbare Ausführung	1SDA062121R1	136,00	0,300	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Verlängert - RHE

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T4-T5	1 Stk. €	kg	Stk.
RHE normal für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA054929R1	134,70		1
RHE normal mit selbstzentrierendem Sockel für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA069395R1	auf Anfrage		1
RHE normal mit selbstzentrierendem Sockel für ausfahrbare Ausführung	1SDA069396R1	auf Anfrage		1
RHE_EM Notfall für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA054930R1	134,70	0,600	1
RHE normal für ausfahrbare Ausführung	1SDA054933R1	134,70	0,724	1
RHE_EM Notfall für ausfahrbare Ausführung	1SDA054934R1	134,70	0,600	1
Einzelkomponenten				
RHE_B nur Sockel für RHE für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA054931R1	91,68		1
RHE_B nur Sockel für RHE ausfahrbare Ausführung	1SDA054935R1	91,68	0,320	1
RHE_S nur Stange 500 mm für RHE	1SDA054932R1	31,01	0,100	1
RHE_H nur Griff für RHE	1SDA054936R1	80,93	0,250	1
RHE_H_EM nur Notgriff für RHE	1SDA054937R1	80,93	0,180	1

Verlängert - RHE

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T6	1 Stk. €	kg	Stk.
RHE normal für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA060409R1	210,53	0,600	1
RHE normal mit selbstzentrierendem Sockel für festeingebaute und steckbare Ausführung	-	-		1
RHE normal mit selbstzentrierendem Sockel für ausfahrbare Ausführung	-	-		1
RHE_EM Notfall für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA060410R1	210,53	0,968	1
RHE normal für ausfahrbare Ausführung	1SDA060411R1	210,53	0,969	1
RHE_EM Notfall für ausfahrbare Ausführung	1SDA060412R1	210,53	0,600	1
Einzelkomponenten				
RHE_B nur Sockel für RHE für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA060413R1	110,93	1,000	1
RHE_B nur Sockel für RHE ausfahrbare Ausführung	1SDA060414R1	110,93	0,320	1
RHE_S nur Stange 500 mm für RHE	1SDA054932R1	31,01	0,100	1
RHE_H nur Griff für RHE	1SDA060415R1	118,85	0,180	1
RHE_H_EM nur Notgriff für RHE	1SDA060416R1	118,85	0,180	1

Verlängert - RHE

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T7	1 Stk. €	kg	Stk.
RHE normal für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA062122R1	283,00	1,234	1
RHE_EM Notfall für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA062123R1	283,00	0,600	1
RHE normal für ausfahrbare Ausführung	1SDA062122R1	283,00	1,234	1
RHE_EM Notfall für ausfahrbare Ausführung	1SDA062123R1	283,00	0,600	1
Einzelkomponenten				
RHE_B nur Sockel für RHE für festeingebaute und steckbare Ausführung	1SDA062124R1	136,00	1,000	1
RHE_B nur Sockel für RHE ausfahrbare Ausführung	1SDA062124R1	136,00	1,000	1
RHE_S nur Stange 500 mm für RHE	1SDA064104R1	31,01	1,000	1
RHE_H nur Griff für RHE	1SDA062125R1	136,00	0,180	1
RHE_H_EM nur Notgriff für RHE	1SDA062126R1	136,00	0,180	1

IP54 Schutzart für Drehgriff

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T4-T5-T6	1 Stk. €	kg	Stk.
RHE_IP54 Schutzsatz IP54	1SDA054938R1	36,79	1,000	1

IP54 Schutzart für Drehgriff

Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
	T7	1 Stk. €	kg	Stk.
RHE_IP54 Schutzsatz IP54	1SDA054938R1	36,79	1,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Betätigungsmechanismus und Verriegelungen

Vorhängeschloss Hebelschloss - PLL

Typ	Bestellnummer T7	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PLL - Vorhängeschloss in geöffneter Stellung	1SDA062150R1	67,00	0,100	1

Hinweis: Beim T7 ist das Vorhängeschloss eine Alternative zur Schlüsselverriegelung.

Vorhängeschloss Hebelschloss - PLL

Typ	Bestellnummer T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PLL - Vorhängeschloss in geöffneter Stellung	1SDA069656R1	67,91	1,000	1

Hinweis: Beim T7 ist das Vorhängeschloss eine Alternative zur Schlüsselverriegelung.



Schlüsselverriegelung in geöffneter Stellung am Leistungsschalter - KLC

Typ	Bestellnummer T7	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
KLC-D - unterschiedlicher Schlüssel	1SDA062134R1	45,10	0,100	1
KLC-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N.20005	1SDA062135R1	45,10	0,100	1
KLC-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20006	1SDA062136R1	45,10	0,100	1
KLC-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20007	1SDA062137R1	45,10	0,100	1
KLC-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20008	1SDA062138R1	45,10	0,100	1
KLC-R - Anordnung für Ronis Schlüsselverriegelung	1SDA062139R1	91,50	0,100	1
KLC-P - Anordnung für Profalux Schlüsselverriegelung	1SDA062140R1	91,50	0,100	1

Schlüsselverriegelung in geöffneter Stellung am Leistungsschalter - KLC

Typ	Bestellnummer T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
KLC-D - unterschiedlicher Schlüssel	1SDA062141R1	45,10	0,100	1
KLC-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N.20005	1SDA062142R1	45,10	0,100	1
KLC-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20006	1SDA062143R1	45,10	0,100	1
KLC-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20007	1SDA062144R1	45,10	0,100	1
KLC-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20008	1SDA062145R1	45,10	0,100	1
KLC-R - Anordnung für Ronis Schlüsselverriegelung	1SDA062146R1	45,10	0,100	1
KLC-P - Anordnung für Profalux Schlüsselverriegelung	1SDA062146R1	45,10	0,100	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Schlüsselverriegelung für Drehgriff - KLF

Typ	Bestellnummer T4-T5	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
KLF-D - unterschiedlicher Schlüssel	1SDA054939R1	49,58	0,100	1
KLF-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20005	1SDA054940R1	49,58	0,100	1
KLF-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20006	1SDA054941R1	49,58	0,100	1
KLF-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20007	1SDA054942R1	49,58	0,100	1
KLF-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20008	1SDA054943R1	49,58	0,100	1

Schlüsselverriegelung für Drehgriff - KLF

Typ	Bestellnummer T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
KLF-D - unterschiedlicher Schlüssel	1SDA060658R1	49,58	0,100	1
KLF-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20005	1SDA060659R1	49,58	0,100	1
KLF-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20006	1SDA060660R1	49,58	0,100	1
KLF-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20007	1SDA060661R1	49,58	0,100	1
KLF-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20008	1SDA060662R1	49,58	0,100	1

Schlüsselverriegelung für Drehgriff - KLF

Typ	Bestellnummer T7	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
KLF-D - unterschiedlicher Schlüssel	1SDA063555R1	45,10	0,100	1
KLF-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20005	1SDA063556R1	45,10	0,100	1
KLF-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20006	1SDA063557R1	45,10	0,100	1
KLF-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20007	1SDA063558R1	45,10	0,100	1
KLF-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20008	1SDA063559R1	45,10	0,100	1
KLF-S - Anordnung für Ronis Schlüsselverriegelung	1SDA063560R1	91,50	0,100	1
KLF-S - Anordnung für Profalux Schlüsselverriegelung	1SDA063561R1	91,50	0,100	1

Schlüsselverriegelung für Motorantrieb - MOL

Typ	Bestellnummer T4-T5	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
MOL-D unterschiedlicher Schlüssel	1SDA054904R1	87,72	0,080	1
MOL-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20005	1SDA054905R1	87,72	0,080	1
MOL-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20006	1SDA054906R1	87,72	0,080	1
MOL-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20007	1SDA054907R1	87,72	0,080	1
MOL-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20008	1SDA054908R1	87,72	0,080	1
MOL-M - Verriegelung nur bei manueller Betätigung mit gleichem Schlüssel	1SDA054909R1	87,72	0,080	1

Schlüsselverriegelung für Motorantrieb - MOL

Typ	Bestellnummer T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
MOL-D unterschiedlicher Schlüssel	1SDA060611R1	87,72	0,085	1
MOL-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20005	1SDA060612R1	87,72	0,080	1
MOL-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20006	1SDA060613R1	87,72	0,080	1
MOL-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20007	1SDA060614R1	87,72	0,080	1
MOL-S - gleicher Schlüssel für verschiedene Leistungsschaltergruppen - N. 20008	1SDA060615R1	87,72	0,080	1
MOL-M - Verriegelung nur bei manueller Betätigung mit gleichem Schlüssel	1SDA054909R1	87,72	0,080	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Schlüsselverriegelung in der eingefahrenen/galvanisch getrennten Prüf-/ausgefahrenen Stellung

Typ	Bestellnummer T7-T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Für 1 Leistungsschalter - unterschiedlicher Schlüssel	1SDA062153R1	45,10	1,000	1
Für Leistungsschaltergruppen - gleicher Schlüssel - N. 20005	1SDA062154R1	45,10	1,000	1
Für Leistungsschaltergruppen - gleicher Schlüssel Bestellnummer N. 20006	1SDA062155R1	45,10	1,000	1
Für Leistungsschaltergruppen - gleicher Schlüssel Bestellnummer N. 20007	1SDA062156R1	45,10	1,000	1
Für Leistungsschaltergruppen - gleicher Schlüssel Bestellnummer N. 20008	1SDA062157R1	45,10	1,000	1
Anordnung für Ronis Schlüsselverriegelung	1SDA063567R1	91,50	1,000	1
Anordnung für Profalux Schlüsselverriegelung	1SDA063570R1	91,50	1,000	1
Anordnung für Castell Schlüsselverriegelung	1SDA063568R1	91,50	1,000	1
Anordnung für Kirk Schlüsselverriegelung	1SDA063569R1	91,50	1,000	1

Hinweis: Das Unterteil kann mit zwei verschiedenen Schlüsselverriegelungen ausgestattet werden.

Zubehör für Verriegelung in ausgefahrener Stellung

Typ	Bestellnummer T7-T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
In ausgefahrener Stellung verriegelt	1SDA062158R1	83,50	1,000	1

Hinweis: Optional zusätzlich zur Leistungsschalterverriegelung in der eingefahrenen/galvanisch getrennten Prüf-/ausgefahrenen Stellung.

Mechanisches Schaltfeldtürschloss

Typ	Bestellnummer T7	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Mechanisches Schaltfeldtürschloss mit Kabeln für T7-T7M [1)]	1SDA062159R1	455,00	1,000	1
Mechanisches Schaltfeldtürschloss (Wandbefestigung) für T7M F	-	-		1
Mechanisches Schaltfeldtürschloss (Bodenbefestigung) für T7M F	-	-		1
Mechanisches Schaltfeldtürschloss für T7-T7M W	1SDA063724R1	594,00	1,000	1

Hinweis: Ein Leistungsschalter mit mechanischem Schaltfeldtürschloss kann nicht mit einem anderen Leistungsschalter verriegelt werden.
1) Mit Kabelsatz zur Verriegelung und Platte zur Verriegelung gemäß Leistungsschaltertyp zu bestellen.

Mechanisches Schaltfeldtürschloss

Typ	Bestellnummer T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Mechanisches Schaltfeldtürschloss mit Kabeln für T7-T7M [1)]	1SDA062159R1	455,00	1,000	1
Mechanisches Schaltfeldtürschloss (Wandbefestigung) für T7M F	1SDA063722R1	594,00	1,000	1
Mechanisches Schaltfeldtürschloss (Bodenbefestigung) für T7M F	1SDA063723R1	594,00	1,000	1
Mechanisches Schaltfeldtürschloss für T7-T7M W	1SDA063724R1	594,00	1,000	1

Hinweis: Ein Leistungsschalter mit mechanischem Schaltfeldtürschloss kann nicht mit einem anderen Leistungsschalter verriegelt werden.
1) Mit Kabelsatz zur Verriegelung und Platte zur Verriegelung gemäß Leistungsschaltertyp zu bestellen.

Frontplatte für Hebelbetätigungsmechanismus - FLD

Typ	Bestellnummer T4-T5	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
FLD - für festeingebaute und und steckbare Ausführung	1SDA054944R1	73,57	0,200	1
FLD - für ausfahrbare Ausführung	1SDA054945R1	73,57	0,200	1

Frontplatte für Hebelbetätigungsmechanismus - FLD

Typ	Bestellnummer T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
FLD - für festeingebaute und und steckbare Ausführung	1SDA060417R1	103,57	0,200	1
FLD - für ausfahrbare Ausführung	1SDA060418R1	103,57	0,200	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Bodenbefestigungsplatte

Typ	Bestellnummer T7-T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Bodenbefestigungsplatte für festeingebaute Schalter	1SDA063856R1	122,00	1,000	1

Transparente Tasterabdeckung

Typ	Bestellnummer T7-T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Transparente Tasterabdeckung	1SDA062132R1	83,50	1,000	1
Transparente Tasterabdeckung - separat bestellbar	1SDA062133R1	83,50	1,000	1

Tür-Schutzart IP54

Typ	Bestellnummer T7-T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Türschutzart IP54	1SDA062161R1	150,00	1,000	1

IP44 Umschaltschutz

Typ	Bestellnummer T4-T5	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Schutzart IP44	1SDA065809R1	57,00	1,000	1

Anschlussklemmen und Klemmenabdeckungen

Hohe Isolierklemmenabdeckungen - HTC

Typ	Bestellnummer 3-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
HTC T4	1SDA054958R1	73,57	0,300	1
HTC T5	1SDA054960R1	144,88	0,400	1
HTC T6	1SDA014040R1	174,31	0,515	1
HTC T7-T7M	1SDA063091R1	142,00	1,000	1

Hohe Isolierklemmenabdeckungen - HTC

Typ	Bestellnummer 4-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
HTC T4	1SDA054959R1	91,68	0,400	1
HTC T5	1SDA054961R1	183,37	0,600	1
HTC T6	1SDA014041R1	217,32	0,690	1
HTC T7-T7M	1SDA063092R1	186,00	1,000	1

Schutzart IP40 für hohe Isolierklemmenabdeckungen - HTC-P

Typ	Bestellnummer 3-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
HTC-P T4	1SDA054962R1	73,57	0,300	1
HTC-P T5	1SDA054964R1	144,88	0,400	1

Schutzart IP40 für hohe Isolierklemmenabdeckungen - HTC-P

Typ	Bestellnummer 4-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
HTC-P T4	1SDA054963R1	91,68	0,400	1
HTC-P T5	1SDA054965R1	183,37	0,600	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Niedrige Isolierklemmenabdeckungen - LTC

Typ	Bestellnummer 3-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
LTC T4	1SDA054966R1	73,57	0,100	1
LTC T5	1SDA054968R1	144,88	0,130	1
LTC T6	1SDA014038R1	174,31	0,203	1
LTC T7-T7M F	1SDA063093R1	142,00	1,000	1

Niedrige Isolierklemmenabdeckungen - LTC

Typ	Bestellnummer 4-polig	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
LTC T4	1SDA054967R1	88,85	0,130	1
LTC T5	1SDA054969R1	165,00	0,170	1
LTC T6	1SDA014039R1	217,32	0,265	1
LTC T7-T7M F	1SDA063094R1	186,00	1,000	1

Plombierbare Schrauben für Klemmenabdeckungen

Typ	Bestellnummer T4-T5	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Plombierbare Schraube	1SDA051504R1	20,70	1,000	1

Plombierbare Schrauben für Klemmenabdeckungen

Typ	Bestellnummer T6-T7-T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Plombierbare Schraube	1SDA013699R1	36,67	0,014	1

Trennwände - PB

Typ	Bestellnummer T4-T5	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PB100 niedrig (H=100 mm) - 4 Stück - 3p	1SDA054970R1	27,28	0,170	1
PB100 niedrig (H=100 mm) - 6 Stück - 4p	1SDA054971R1	40,86	0,170	1
PB200 hoch (H=200 mm) - 4 Stück - 3p	1SDA054972R1	41,20	0,300	1
PB200 hoch (H=200 mm) - 6 Stück - 4p	1SDA054973R1	61,12	0,300	1

Trennwände - PB

Typ	Bestellnummer T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PB100 niedrig (H=100 mm) - 4 Stück - 3p	1SDA050696R1	102,44	1,000	1
PB100 niedrig (H=100 mm) - 6 Stück - 4p	1SDA050697R1	150,54	1,000	1
PB200 hoch (H=200 mm) - 4 Stück - 3p	-	-		1
PB200 hoch (H=200 mm) - 6 Stück - 4p	-	-		1

Trennwände - PB

Typ	Bestellnummer T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PB100 niedrig (H=100 mm) - 4 Stück - 3p	1SDA054970R1	27,28	0,170	1
PB100 niedrig (H=100 mm) - 6 Stück - 4p	1SDA054971R1	40,86	0,170	1
PB200 hoch (H=200 mm) - 4 Stück - 3p	1SDA054972R1	41,20	0,300	1
PB200 hoch (H=200 mm) - 6 Stück - 4p	1SDA054973R1	61,12	0,300	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Vorderseitig verlängerte Anschlussklemmen - EF

Typ	Bestellnummer 3 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
EF T4	1SDA055000R1	52,07	0,300	1
EF T5	1SDA055036R1	112,62	0,450	1
EF T6 630	1SDA023379R1	113,19	0,402	1
EF T6 800	1SDA023383R1	152,81	0,703	1
EF T6 1000	1SDA064319R1	201,48	0,750	1
EF T7-T7M	1SDA063103R1	186,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 3 Stück.

Vorderseitig verlängerte Anschlussklemmen - EF

Typ	Bestellnummer 4 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
EF T4	1SDA055001R1	69,61	0,400	1
EF T5	1SDA055037R1	148,28	0,600	1
EF T6 630	1SDA023389R1	152,81	0,538	1
EF T6 800	1SDA023393R1	208,27	0,936	1
EF T6 1000	1SDA064320R1	261,47	1,000	1
EF T7-T7M	1SDA063104R1	240,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

Vorderseitig verlängerte Anschlussklemmen - EF

Typ	Bestellnummer 4 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
EF T4	1SDA054998R1	104,70	0,600	1
EF T5	1SDA055034R1	225,25	0,900	1
EF T6 630	1SDA013920R1	226,38	0,792	1
EF T6 800	1SDA013954R1	307,88	1,330	1
EF T6 1000	1SDA064321R1	396,17	1,500	1
EF T7-T7M	1SDA063105R1	367,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

Vorderseitig verlängerte Anschlussklemmen - EF

Typ	Bestellnummer 4 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
EF T4	1SDA054999R1	138,09	0,800	1
EF T5	1SDA055035R1	299,95	1,200	1
EF T6 630	1SDA013921R1	307,88	1,000	1
EF T6 800	1SDA013955R1	410,88	1,850	1
EF T6 1000	1SDA064322R1	517,28	2,000	1
EF T7-T7M	1SDA063106R1	476,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupfer-/Aluminiumkabel - FC CuAl

Typ	Bestellnummer 3 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
FC CuAl T4 1x50 mm²	1SDA054984R1	134,70	0,080	1
FC CuAl T4 2x150 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA054992R1	203,74	0,600	1
FC CuAl T4 1x185 mm²	1SDA054988R1	134,70	0,100	1
FC CuAl T4 1x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA064549R1	185,63	1,000	1
FC CuAl T5 400 2x120 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA055028R1	192,42	0,700	1
FC CuAl T5 400 1x240 mm²	1SDA055020R1	185,63	0,200	1
FC CuAl T5 400 1x300 mm²	1SDA055024R1	185,63	0,200	1
FC CuAl T5 2x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA055032R1	273,92	0,900	1
FC CuAl T6 630 2x240 mm²	1SDA023380R1	226,38	0,350	1
FC CuAl T6 800 3x185 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA023384R1	307,88	1,067	1
FC CuAl T6 1000 4x150 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA060687R1	336,17	0,200	1
FC CuAl T7 1250-T7M 630 2x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA063865R1	249,00	1,000	1
FC CuAl T7 1250-T7M 1250 4x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA063112R1	324,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 3 Stück.

Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupfer-/Aluminiumkabel - FC CuAl

Typ	Bestellnummer 4 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
FC CuAl T4 1x50 mm²	1SDA054985R1	175,44	0,100	1
FC CuAl T4 2x150 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA054993R1	268,26	0,800	1
FC CuAl T4 1x185 mm²	1SDA054989R1	175,44	0,167	1
FC CuAl T4 1x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA064550R1	237,70	1,000	1
FC CuAl T5 400 2x120 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA055029R1	259,21	0,900	1
FC CuAl T5 400 1x240 mm²	1SDA055021R1	237,70	0,267	1
FC CuAl T5 400 1x300 mm²	1SDA055025R1	237,70	0,300	1
FC CuAl T5 2x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA055033R1	359,94	1,200	1
FC CuAl T6 630 2x240 mm²	1SDA023390R1	307,88	0,454	1
FC CuAl T6 800 3x185 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA023394R1	410,88	1,395	1
FC CuAl T6 1000 4x150 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA060688R1	433,52	0,200	1
FC CuAl T7 1250-T7M 630 2x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA063866R1	334,00	1,000	1
FC CuAl T7 1250-T7M 1250 4x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA063113R1	420,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupfer-/Aluminiumkabel - FC CuAl

Typ	Bestellnummer 6 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
FC CuAl T4 1x50 mm²	1SDA054982R1	268,26	0,150	1
FC CuAl T4 2x150 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA054990R1	400,69	1,200	1
FC CuAl T4 1x185 mm²	1SDA054986R1	268,26	0,250	1
FC CuAl T4 1x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA064551R1	366,74	1,000	1
FC CuAl T5 400 2x120 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA055026R1	380,32	1,300	1
FC CuAl T5 400 1x240 mm²	1SDA055018R1	366,74	0,400	1
FC CuAl T5 400 1x300 mm²	1SDA055022R1	366,74	0,450	1
FC CuAl T5 2x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA055030R1	554,63	1,800	1
FC CuAl T6 630 2x240 mm²	1SDA013922R1	461,82	0,489	1
FC CuAl T6 800 3x185 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA013956R1	620,28	2,123	1
FC CuAl T6 1000 4x150 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA060689R1	666,69	2,450	1
FC CuAl T7 1250-T7M 630 2x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA063867R1	519,00	1,000	1
FC CuAl T7 1250-T7M 1250 4x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA063114R1	648,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 6 Stück.

Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupfer-/Aluminiumkabel - FC CuAl

Typ	Bestellnummer 8 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
FC CuAl T4 1x50 mm²	1SDA054983R1	355,42	0,200	1
FC CuAl T4 2x150 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA054991R1	530,86	1,600	1
FC CuAl T4 1x185 mm²	1SDA054987R1	355,42	0,300	1
FC CuAl T4 1x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA064552R1	481,06	1,000	1
FC CuAl T5 400 2x120 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA055027R1	502,56	1,700	1
FC CuAl T5 400 1x240 mm²	1SDA055019R1	481,06	0,500	1
FC CuAl T5 400 1x300 mm²	1SDA055023R1	481,06	0,600	1
FC CuAl T5 2x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA055031R1	715,36	2,400	1
FC CuAl T6 630 2x240 mm²	1SDA013923R1	620,28	0,909	1
FC CuAl T6 800 3x185 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA013957R1	818,36	2,803	1
FC CuAl T6 1000 4x150 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA060690R1	869,30	0,200	1
FC CuAl T7 1250-T7M 630 2x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA063868R1	673,00	1,000	1
FC CuAl T7 1250-T7M 1250 4x240 mm² - externe Anschlussklemme	1SDA063115R1	843,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 8 Stück.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Vorderseitige Anschlussklemmen - F [1)]

Typ	Bestellnummer 3 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
F T4 - Stecker mit Schrauben	1SDA054976R1	31,24	0,075	1
F T5 - Stecker mit Schrauben	1SDA055012R1	68,48	0,100	1
F T6 630-800 - Stecker mit Schrauben	1SDA060421R1	71,31	0,100	1
F T7-T7M - Stecker mit Schrauben	1SDA063099R1	67,00	1,000	1

1) Als loser Satz anzufordern.
Die Verpackungseinheit beinhaltet 3 Stück.

Vorderseitige Anschlussklemmen - F [1)]

Typ	Bestellnummer 4 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
F T4 - Stecker mit Schrauben	1SDA054977R1	41,77	0,100	1
F T5 - Stecker mit Schrauben	1SDA055013R1	87,72	0,187	1
F T6 630-800 - Stecker mit Schrauben	1SDA060422R1	89,99	0,187	1
F T7-T7M - Stecker mit Schrauben	1SDA063100R1	87,50	1,000	1

1) Als loser Satz anzufordern.
Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

Vorderseitige Anschlussklemmen - F [1)]

Typ	Bestellnummer 6 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
F T4 - Stecker mit Schrauben	1SDA054974R1	63,39	0,150	1
F T5 - Stecker mit Schrauben	1SDA055010R1	136,96	0,280	1
F T6 630-800 - Stecker mit Schrauben	1SDA060423R1	142,62	0,280	1
F T7-T7M - Stecker mit Schrauben	1SDA063101R1	132,00	1,000	1

1) Als loser Satz anzufordern.
Die Verpackungseinheit beinhaltet 6 Stück.

Vorderseitige Anschlussklemmen - F [1)]

Typ	Bestellnummer 8 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
F T4 - Stecker mit Schrauben	1SDA054975R1	82,63	0,200	1
F T5 - Stecker mit Schrauben	1SDA055011R1	175,44	0,373	1
F T6 630-800 - Stecker mit Schrauben	1SDA060424R1	179,97	0,373	1
F T7-T7M - Stecker mit Schrauben	1SDA063102R1	175,00	1,000	1

1) Als loser Satz anzufordern.
Die Verpackungseinheit beinhaltet 8 Stück.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Vorderseitig verbreiterte Anschlüsse - ES

Typ	Bestellnummer 3 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
ES T4	1SDA055004R1	63,39		1
ES T5	1SDA055040R1	136,96	0,703	1
ES T6 (1/2 oberer Satz)	1SDA050692R1	271,66	1,883	1
ES T6 (1/2 unterer Satz)	1SDA050704R1	271,66	1,882	1
ES T6	-	-		1
ES T7-T7M (1/2 oberer Satz)	1SDA063107R1	324,00	1,000	1
ES T7-T7M (1/2 unterer Satz)	1SDA063108R1	324,00	1,000	1
ES T7-T7M	-	-		1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 3 Stück.

Vorderseitig verbreiterte Anschlüsse - ES

Typ	Bestellnummer 4 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
ES T4	1SDA055005R1	83,19	0,600	1
ES T5	1SDA055041R1	175,44	0,900	1
ES T6 (1/2 oberer Satz)	-	-		1
ES T6 (1/2 unterer Satz)	-	-		1
ES T6	1SDA050693R1	361,08	2,564	1
ES T7-T7M (1/2 oberer Satz)	-	-		1
ES T7-T7M (1/2 unterer Satz)	-	-		1
ES T7-T7M	1SDA063109R1	420,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

Vorderseitig verbreiterte Anschlüsse - ES

Typ	Bestellnummer 6 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
ES T4	1SDA055002R1	126,77	0,950	1
ES T5	1SDA055038R1	272,79	1,400	1
ES T6	1SDA050688R1	541,05	3,597	1
ES T7-T7M	1SDA063110R1	648,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 6 Stück.

Vorderseitig verbreiterte Anschlüsse - ES

Typ	Bestellnummer 8 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
ES T4	1SDA055003R1	165,26	1,267	1
ES T5	1SDA055039R1	356,55	1,867	1
ES T6	1SDA050689R1	719,89	5,000	1
ES T7-T7M	1SDA063111R1	843,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 8 Stück.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupferkabel - FC Cu

Typ	Bestellnummer 3 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
FC Cu T4 1x185 mm²	1SDA054980R1	87,72	0,170	1
FC Cu T5 400 1x240 mm²	1SDA055016R1	185,63	0,365	1
FC Cu T5 630 2x240 mm²	1SDA055364R1	260,34	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 3 Stück.

Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupferkabel - FC Cu

Typ	Bestellnummer 4 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
FC Cu T4 1x185 mm²	1SDA054981R1	115,45	0,200	1
FC Cu T5 400 1x240 mm²	1SDA055017R1	237,70	0,487	1
FC Cu T5 630 2x240 mm²	1SDA055365R1	333,91	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupferkabel - FC Cu

Typ	Bestellnummer 6 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
FC Cu T4 1x185 mm²	1SDA054978R1	175,44	0,340	1
FC Cu T5 400 1x240 mm²	1SDA055014R1	366,74	0,730	1
FC Cu T5 630 2x240 mm²	1SDA055362R1	515,01	2,763	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 6 Stück.

Vorderseitige Anschlussklemmen für Kupferkabel - FC Cu

Typ	Bestellnummer 8 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
FC Cu T4 1x185 mm²	1SDA054979R1	230,91	0,453	1
FC Cu T5 400 1x240 mm²	1SDA055015R1	481,06	0,973	1
FC Cu T5 630 2x240 mm²	1SDA055363R1	665,56	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 8 Stück.

Rückseitige Anschlussklemmen für Kupfer-/Aluminiumkabel - RC CuAl

Typ	Bestellnummer 3 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
RC CuAl T6 630 2x240 mm²	1SDA023381R1	226,38	0,887	1
RC CuAl T6 800 3x185 mm²	1SDA023385R1	333,91	0,912	1

Hinweis: Informationen zu Bestellangaben erhalten Sie bei ABB. Die Verpackungseinheit beinhaltet 3 Stück.

Rückseitige Anschlussklemmen für Kupfer-/Aluminiumkabel - RC CuAl

Typ	Bestellnummer 4 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
RC CuAl T6 630 2x240 mm²	1SDA023391R1	307,88	1,254	1
RC CuAl T6 800 3x185 mm²	1SDA023395R1	443,70	1,325	1

Hinweis: Informationen zu Bestellangaben erhalten Sie bei ABB. Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

Rückseitige Anschlussklemmen für Kupfer-/Aluminiumkabel - RC CuAl

Typ	Bestellnummer 6 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
RC CuAl T6 630 2x240 mm²	1SDA013924R1	461,82	1,826	1
RC CuAl T6 800 3x185 mm²	1SDA013958R1	665,56	1,946	1

Hinweis: Informationen zu Bestellangaben erhalten Sie bei ABB. Die Verpackungseinheit beinhaltet 6 Stück.

Rückseitige Anschlussklemmen für Kupfer-/Aluminiumkabel - RC CuAl

Typ	Bestellnummer 8 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
RC CuAl T6 630 2x240 mm²	1SDA013925R1	620,28	2,422	1
RC CuAl T6 800 3x185 mm²	1SDA013959R1	889,67	2,340	1

Hinweis: Informationen zu Bestellangaben erhalten Sie bei ABB. Die Verpackungseinheit beinhaltet 8 Stück.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Vorderseitige Mehrkabelanschlussklemmen - MC

Typ	Bestellnummer 3 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
MC CuAl T4 6x35 mm²	1SDA054996R1	203,74	0,640	1
MC CuAl T5 6x50 mm²	1SDA064182R1	376,92	0,640	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 3 Stück.

Vorderseitige Mehrkabelanschlussklemmen - MC

Typ	Bestellnummer 4 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
MC CuAl T4 6x35 mm²	1SDA054997R1	268,26	0,900	1
MC CuAl T5 6x50 mm²	1SDA064183R1	491,24	0,640	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

Vorderseitige Mehrkabelanschlussklemmen - MC

Typ	Bestellnummer 6 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
MC CuAl T4 6x35 mm²	1SDA054994R1	359,00	0,300	1
MC CuAl T5 6x50 mm²	1SDA064184R1	674,00	0,640	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 6 Stück.

Vorderseitige Mehrkabelanschlussklemmen - MC

Typ	Bestellnummer 8 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
MC CuAl T4 6x35 mm²	1SDA054995R1	476,00	0,400	1
MC CuAl T5 6x50 mm²	1SDA064185R1	880,00	0,640	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 8 Stück.

Rückseitige Anschlussklemmen

Typ	Bestellnummer 3 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
R T4	1SDA055008R1	82,06	0,300	1
R T5	1SDA055044R1	112,62	1,000	1
R T6	1SDA060425R1	185,63	1,000	1
R T7	1SDA063116R1	198,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

Rückseitige Anschlussklemmen

Typ	Bestellnummer 4 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
R T4	1SDA055009R1	108,66	0,400	1
R T5	1SDA055045R1	148,28	1,300	1
R T6	1SDA060426R1	239,96	1,300	1
R T7	1SDA063117R1	257,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

Rückseitige Anschlussklemmen

Typ	Bestellnummer 6 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
R T4	1SDA055006R1	164,13	0,640	1
R T5	1SDA055042R1	225,25	2,000	1
R T6	1SDA060427R1	367,87	2,000	1
R T7	1SDA063118R1	399,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 6 Stück.

Rückseitige Anschlussklemmen

Typ	Bestellnummer 8 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
R T4	1SDA055007R1	216,19	0,853	1
R T5	1SDA055043R1	299,95	2,667	1
R T6	1SDA060428R1	485,59	2,667	1
R T7	1SDA063119R1	519,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 8 Stück.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog



Rückseitig waagerechte Anschlussklemmen - HR

Typ	Bestellnummer 3 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
HR T7-T7M	1SDA063120R1	198,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 3 Stück.

Rückseitig waagerechte Anschlussklemmen - HR

Typ	Bestellnummer 4 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
HR T7-T7M	1SDA063121R1	257,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

Rückseitig waagerechte Anschlussklemmen - HR

Typ	Bestellnummer 6 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
HR T7-T7M	1SDA063122R1	399,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 6 Stück.

Rückseitig waagerechte Anschlussklemmen - HR

Typ	Bestellnummer 8 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
HR T7-T7M	1SDA063123R1	519,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 8 Stück.

Rückseitig senkrechte Anschlussklemmen - VR

Typ	Bestellnummer 3 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
VR T7-T7M	1SDA063124R1	198,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 3 Stück.

Rückseitig senkrechte Anschlussklemmen - VR

Typ	Bestellnummer 4 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
VR T7-T7M	1SDA063125R1	257,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

Rückseitig senkrechte Anschlussklemmen - VR

Typ	Bestellnummer 6 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
VR T7-T7M	1SDA063126R1	399,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 6 Stück.

Rückseitig senkrechte Anschlussklemmen - VR

Typ	Bestellnummer 8 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
VR T7-T7M	1SDA063127R1	519,00	1,000	1

Die Verpackungseinheit beinhaltet 6 Stück.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Satz zur Spannungsabnahme für Hilfsgeräte

Typ	Bestellnummer 3 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
AuxV T4 FC Cu	1SDA055046R1	28,30	0,050	1
AuxV T4-T5 F	1SDA055048R1	30,22	0,050	1

Hinweis: Nur für Leistungsschalter in festeingebauter Ausführung verfügbar.
Die Verpackungseinheit beinhaltet 3 Stück.

Satz zur Spannungsabnahme für Hilfsgeräte

Typ	Bestellnummer 4 Stück	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
AuxV T4 FC Cu	1SDA055047R1	38,03	0,050	1
AuxV T4-T5 F	1SDA055049R1	40,07	0,050	1

Hinweis: Nur für Leistungsschalter in festeingebauter Ausführung verfügbar.
Die Verpackungseinheit beinhaltet 4 Stück.

Anschlussbrückensatz zum Anschluss von Polen bei 1.000 V DC

Typ	Bestellnummer T4	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Anschlussbrückensatz 2+2 Pole in Reihe für 4p 1000 V DC-Leistungsschalter	1SDA082627R1	auf Anfrage		1

Anschlussbrückensatz zum Anschluss von Polen bei 1.000 V DC

Typ	Bestellnummer T5	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Anschlussbrückensatz 2+2 Pole in Reihe für 4p 1000 V DC-Leistungsschalter	1SDA082628R1	auf Anfrage		1

Anschlussbrückensatz zum Anschluss von Polen bei 1.000 V DC

Typ	Bestellnummer T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Anschlussbrückensatz 2+2 Pole in Reihe für 4p 1000 V DC-Leistungsschalter	1SDA082630R1	auf Anfrage		1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Zubehör

Technischer Katalog

Dialogeinheit PR222DS/PD

Typ	Bestellnummer T4-T5-T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
LSI	1SDA055066R1	2.576,20	1,000	1
LSIG	1SDA055067R1	2.576,20	1,000	1
Ekip E-LSIG	1SDA081094R1[1)]	auf Anfrage	1,000	1

Hinweis: Nur zusätzlich zur Bestellnummer des automatischen Leistungsschalters mit analogem Überstromauslöser (PR222DS/P) anzugeben.
1) Nur für T5 erhältlich

Zubehör für elektronische Schutzauslöser

Typ	Bestellnummer T4-T5-T6	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
X3 Steckverbinder für festeingebaute Leistungsschalter PR222DS, Ekip M-LRIU	1SDA055059R1	28,30	0,070	1
X3 Steckverbinder für steck-/ausfahrbare Leistungsschalter	1SDA055061R1	28,30	0,070	1
X4 Steckverbinder für festeingebaute Leistungsschalter , PR222DS, Ekip M-LRIU	1SDA055060R1	28,30	0,070	1
X4 Steckverbinder für steck-/ausfahrbare Leistungsschalter	1SDA055062R1	28,30	0,070	1
LD030 D0 - Meldeeinheit für PR222DS/PD	1SDA064574R1	auf Anfrage		1
PR212/CI - Schützsteuereinheit für Ekip M-LRIU	1SDA050708R1	219,00	0,070	1

Prüf- und Konfiguratoreinheit

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Ekip TT - Auslöseprüfgerät	1SDA066988R1	105,00	0,050	1
Ekip T&P - Programmier- und Auslöseprüfgerät	1SDA066989R1	2.062,00	0,999	1

Ersatzteile

Flansche für Schaltfeldtüren

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Flansch für Schaltfeldtür T4-T5, festeingebaute oder steckbare Ausführung	1SDA055094R1	79,50	1,000	1
Flansch für Schaltfeldtür T4-T5, ausfahrbare Ausführung	1SDA055095R1	79,50	1,000	1
Flansch für Schaltfeldtür T6	1SDA060432R1	82,50	1,000	1
Flansch für Schaltfeldtür T6, ausfahrbare Ausführung	1SDA060433R1	82,50	1,000	1
Flansch für Schaltfeldtür T6, festeingebaute Ausführung, mit MOE/MOE-E, RHD und FLD	1SDA060434R1	82,50	1,000	1
Flansch für Schaltfeldtür T7-T7M, festeingebaute Ausführung	1SDA063160R1	91,00	1,000	1

Anschlussklemmen für Elektrozubehör

Typ	T7-T7M	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Einzelklemme	1SDA062170R1	8,35	1,000	1

Hinweis: Einen vollständigen Überblick über die Ersatzteile der Tmax-Leistungsschalterbaureihe erhalten Sie im Ersatzteilkatalog.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Kompaktleistungsschalter Tmax T8

Übersicht

				Tmax T8	
Bemessungsdauerstrom, I_u			[A]	2.000/2.500/3.200	
Pole			[Anz.]	3/4	
Bemessungsbetriebsspannung, U_e	(AC) 50-60 Hz		[V]	690	
	(DC)		[V]	–	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit, U_{imp}			[kV]	12	
Bemessungsisolationsspannung, U_i			[V]	1.000	
Prüfspannung bei industrieller Frequenz für 1 Min.			[V]	3.500	
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen, I_{cu}				L	V
(AC) 50-60 Hz 220/230 V			[kA]	85	130
(AC) 50-60 Hz 380/415 V			[kA]	85	130
(AC) 50-60 Hz 440 V			[kA]	85	130
(AC) 50-60 Hz 500 V			[kA]	65	100
(AC) 50-60 Hz 690 V			[kA]	50	80
(DC) 250 V - 2 Pole in Reihe			[kA]	–	–
(DC) 250 V - 3 Pole in Reihe			[kA]	–	–
(DC) 500 V - 2 Pole in Reihe			[kA]	–	–
(DC) 500 V - 3 Pole in Reihe			[kA]	–	–
(DC) 750 V - 3 Pole in Reihe			[kA]	–	–
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen, I_{cs}					
(AC) 50-60 Hz 220/230 V			[%I_{cu}]	100 %	75 %
(AC) 50-60 Hz 380/415 V			[%I_{cu}]	100 %	75 %
(AC) 50-60 Hz 440 V			[%I_{cu}]	100 %	75 %
(AC) 50-60 Hz 500 V			[%I_{cu}]	100 %	75 %
(AC) 50-60 Hz 690 V			[%I_{cu}]	100 %	75 %
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen, I_{cm}					
(AC) 50-60 Hz 220/230 V			[kA]	187	286
(AC) 50-60 Hz 380/415 V			[kA]	187	286
(AC) 50-60 Hz 440 V			[kA]	187	286
(AC) 50-60 Hz 500 V			[kA]	143	220
(AC) 50-60 Hz 690 V			[kA]	105	176
Ausschaltzeit (415 V)			[ms]	30	30
Gebrauchskategorie (IEC 60947-2)					
Trennereigenschaften				IEC 60947-2	
Bezugsnorm				■	
Auslöser:	Thermomagnetisch				
	T fest, M fest	TMF			
	T einstellbar, M fest	TMD			
	T einstellbar, M einstellbar (5…10 x I_n)	TMA			
	T einstellbar, M fest (3 x In)	TMG			
	T einstellbar, M einstellbar (2,5…5 x I_n)	TMG			
	Nür Magnetischer	MA			
	Elektronisch	PR221DS			
		PR222DS			
		PR223DS			
		PR231/P			
		PR232/P			
		PR331/P			
		PR332/P			
Austauschbarkeit					
Ausführungen				F	
Anschlüsse	fest			F-HR/VR-ES-VR	
	steckbar				
	ausfahrbar				
Befestigung auf DIN-Profilschiene					
Mechanische Lebensdauer			[Anz. Schaltungen]		
			[Schaltungen/Stunde]		
Elektrische Lebensdauer bei 415 V AC			[Anz. Schaltungen]		
			[Schaltungen/Stunde]		
Abmessungen Basis, Festeinbau		3-polig	B [mm]		
		4-polig	B [mm]		
			T [mm]		
			H [mm]		
Gewicht	fest	3-/4-polig	[kg]		
	steckbar	3-/4-polig	[kg]		
	ausfahrbar	3-/4-polig	[kg]		

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR DIE ANSCHLÜSSE
F = Vorderseitig
ES = Vorderseitig verbreitert
VR = Rückseitige senkrechte Flachanschlüsse
HR/VR = Rückseitige orientierte Flachanschlüsse

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Kompaktleistungsschalter Tmax T8

Technische Daten

T8 Leistungsschalter - 3-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
85	2.000	Fest	Vorderseitig	PR331-LSI	T8L 2000	1SDA065723R1	13.288,51	9,700	1
85	2.000	Fest	Vorderseitig	PR331-LSIG	T8L 2000	1SDA065724R1	13.846,53	9,700	1
85	2.000	Fest	Vorderseitig	PR332-LI	T8L 2000	1SDA065725R1	12.605,00	9,700	1
85	2.000	Fest	Vorderseitig	PR332-LSI	T8L 2000	1SDA065726R1	11.670,00	9,700	1
85	2.000	Fest	Vorderseitig	PR332-LSIG	T8L 2000	1SDA065727R1	14.994,28	9,700	1
85	2.500	Fest	Vorderseitig	PR331-LSI	T8L 2500	1SDA065758R1	17.409,75	9,700	1
85	2.500	Fest	Vorderseitig	PR331-LSIG	T8L 2500	1SDA065759R1	17.649,72	9,700	1
85	2.500	Fest	Vorderseitig	PR332-LI	T8L 2500	1SDA065760R1	16.019,00	9,700	1
85	2.500	Fest	Vorderseitig	PR332-LSI	T8L 2500	1SDA065761R1	16.235,00	9,700	1
85	2.500	Fest	Vorderseitig	PR332-LSIG	T8L 2500	1SDA065762R1	18.798,60	9,700	1
85	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR331-LSI	T8L 3200	1SDA065734R1	19.787,88	11,700	1
85	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR331-LSIG	T8L 3200	1SDA065735R1	20.024,44	11,700	1
85	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR332-LI	T8L 3200	1SDA065736R1	18.157,00	11,700	1
85	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR332-LSI	T8L 3200	1SDA065737R1	16.723,00	11,700	1
85	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR332-LSIG	T8L 3200	1SDA065738R1	21.177,85	11,700	1
130	2.000	Fest	Vorderseitig	PR331-LSI	T8V 2000	1SDA065769R1	15.954,13	9,700	1
130	2.000	Fest	Vorderseitig	PR331-LSIG	T8V 2000	1SDA065770R1	16.192,96	9,700	1
130	2.000	Fest	Vorderseitig	PR332-LI	T8V 2000	1SDA065771R1	14.713,00	9,700	1
130	2.000	Fest	Vorderseitig	PR332-LSI	T8V 2000	1SDA065772R1	14.926,00	9,700	1
130	2.000	Fest	Vorderseitig	PR332-LSIG	T8V 2000	1SDA065773R1	17.342,97	9,700	1
130	2.500	Fest	Vorderseitig	PR331-LSI	T8V 2500	1SDA065780R1	22.093,56	9,700	1
130	2.500	Fest	Vorderseitig	PR331-LSIG	T8V 2500	1SDA065781R1	22.332,39	9,700	1
130	2.500	Fest	Vorderseitig	PR332-LI	T8V 2500	1SDA065782R1	20.224,00	9,700	1
130	2.500	Fest	Vorderseitig	PR332-LSI	T8V 2500	1SDA065783R1	20.439,00	9,700	1
130	2.500	Fest	Vorderseitig	PR332-LSIG	T8V 2500	1SDA065784R1	23.482,40	9,700	1
130	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR331-LSI	T8V 3200	1SDA065791R1	23.485,79	11,700	1
130	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR331-LSIG	T8V 3200	1SDA065792R1	23.726,89	11,700	1
130	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR332-LI	T8V 3200	1SDA065793R1	21.478,00	11,700	1
130	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR332-LSI	T8V 3200	1SDA065794R1	21.689,00	11,700	1
130	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR332-LSIG	T8V 3200	1SDA065795R1	24.874,63	11,700	1

T8 Lasttrennschalter - 3-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	2.000	Fest	Vorderseitig	–	T8D 2000	1SDA065752R1	10.347,83	9,700	1
–	2.500	Fest	Vorderseitig	–	T8D 2500	1SDA065754R1	12.971,57	9,700	1
–	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	–	T8D 3200	1SDA065756R1	15.469,68	11,700	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Kompaktleistungsschalter Tmax T8

Technische Daten

T8 Leistungsschalter - 4-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
85	2.000	Fest	Vorderseitig	PR331-LSI	T8L 2000	1SDA065729R1	17.689,33	12,500	1
85	2.000	Fest	Vorderseitig	PR331-LSIG	T8L 2000	1SDA065730R1	17.930,43	12,500	1
85	2.000	Fest	Vorderseitig	PR332-LI	T8L 2000	1SDA065731R1	16.272,00	12,500	1
85	2.000	Fest	Vorderseitig	PR332-LSI	T8L 2000	1SDA065732R1	16.485,00	12,500	1
85	2.000	Fest	Vorderseitig	PR332-LSIG	T8L 2000	1SDA065733R1	19.077,04	12,500	1
85	2.500	Fest	Vorderseitig	PR331-LSI	T8L 2500	1SDA065764R1	22.631,21	12,500	1
85	2.500	Fest	Vorderseitig	PR331-LSIG	T8L 2500	1SDA065765R1	22.871,17	12,500	1
85	2.500	Fest	Vorderseitig	PR332-LI	T8L 2500	1SDA065766R1	20.708,00	12,500	1
85	2.500	Fest	Vorderseitig	PR332-LSI	T8L 2500	1SDA065767R1	20.924,00	12,500	1
85	2.500	Fest	Vorderseitig	PR332-LSIG	T8L 2500	1SDA065768R1	24.018,92	12,500	1
85	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR331-LSI	T8L 3200	1SDA065739R1	25.725,82	15,000	1
85	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR331-LSIG	T8L 3200	1SDA065740R1	25.966,92	15,000	1
85	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR332-LI	T8L 3200	1SDA065741R1	23.488,00	15,000	1
85	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR332-LSI	T8L 3200	1SDA065742R1	23.703,00	15,000	1
85	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR332-LSIG	T8L 3200	1SDA065743R1	27.113,53	15,000	1
130	2.000	Fest	Vorderseitig	PR331-LSI	T8V 2000	1SDA065775R1	20.744,33	12,500	1
130	2.000	Fest	Vorderseitig	PR331-LSIG	T8V 2000	1SDA065776R1	20.979,77	12,500	1
130	2.000	Fest	Vorderseitig	PR332-LI	T8V 2000	1SDA065777R1	19.013,00	12,500	1
130	2.000	Fest	Vorderseitig	PR332-LSI	T8V 2000	1SDA065778R1	19.227,00	12,500	1
130	2.000	Fest	Vorderseitig	PR332-LSIG	T8V 2000	1SDA065779R1	22.130,91	12,500	1
130	2.500	Fest	Vorderseitig	PR331-LSI	T8V 2500	1SDA065786R1	28.720,83	12,500	1
130	2.500	Fest	Vorderseitig	PR331-LSIG	T8V 2500	1SDA065787R1	28.964,19	12,500	1
130	2.500	Fest	Vorderseitig	PR332-LI	T8V 2500	1SDA065788R1	26.178,00	12,500	1
130	2.500	Fest	Vorderseitig	PR332-LSI	T8V 2500	1SDA065789R1	26.390,00	12,500	1
130	2.500	Fest	Vorderseitig	PR332-LSIG	T8V 2500	1SDA065790R1	30.113,07	12,500	1
130	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR331-LSI	T8V 3200	1SDA065796R1	30.537,53	15,000	1
130	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR331-LSIG	T8V 3200	1SDA065797R1	30.770,70	15,000	1
130	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR332-LI	T8V 3200	1SDA065798R1	27.805,00	15,000	1
130	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR332-LSI	T8V 3200	1SDA065799R1	28.015,00	15,000	1
130	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	PR332-LSIG	T8V 3200	1SDA065800R1	31.925,24	15,000	1

T8 Lasttrennschalter - 4-polig

I_{cu}	I_n	Einbau	Anschlussart	Auslöser	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.	VPE
kA	A						1 Stk. €	kg	Stk.
–	2.000	Fest	Vorderseitig	–	T8D 2000	1SDA065753R1	13.451,50	12,500	1
–	2.500	Fest	Vorderseitig	–	T8D 2500	1SDA065755R1	16.860,78	12,500	1
–	3.200	Fest	Rücks. Senkrecht	–	T8D 3200	1SDA065757R1	20.105,94	13,200	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Kompaktleistungsschalter Tmax T8

Zubehör

Technische Daten

Arbeitsstromauslöser für T8

Typ		Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Arbeitsstromauslöser 24V	DC	1SDA038286R1	383,00	1,000	1
Arbeitsstromauslöser 30V	AC/DC	1SDA038287R1	383,00	1,000	1
Arbeitsstromauslöser 48V	AC/DC	1SDA038288R1	383,00	1,000	1
Arbeitsstromauslöser 60V	AC/DC	1SDA038289R1	383,00	1,000	1
Arbeitsstromauslöser 110/120V	AC/DC	1SDA038290R1	369,00	1,000	1
Arbeitsstromauslöser 120/127V	AC/DC	1SDA038291R1	383,00	1,000	1
Arbeitsstromauslöser 220/240V	AC/DC	1SDA038292R1	383,00	1,000	1
Arbeitsstromauslöser 240/250V	AC/DC	1SDA038293R1	383,00	1,000	1
Arbeitsstromauslöser 380/400V	AC	1SDA038294R1	538,00	1,000	1
Arbeitsstromauslöser 440/480V	AC	1SDA038295R1	538,00	1,000	1

2. Arbeitsstromauslöser [1] für T8

Typ		Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
2. Arbeitsstromausl. m. Träger 24V	DC	1SDA050157R1	1.017,00	1,000	1
2. Arbeitsstromausl. m. Träger 30V	AC/DC	1SDA050158R1	1.017,00	1,000	1
2. Arbeitsstromausl. m. Träger 48V	AC/DC	1SDA050159R1	1.017,00	1,000	1
2. Arbeitsstromausl. m. Träger 60V	AC/DC	1SDA050160R1	1.017,00	1,000	1
2. Arbeitsstromausl. m. Träger 110/120V	AC/DC	1SDA050161R1	1.017,00	1,000	1
2. Arbeitsstromausl. m. Träger 120/127V	AC/DC	1SDA050162R1	1.017,00	1,000	1
2. Arbeitsstromausl. m. Träger 220/240V	AC/DC	1SDA050163R1	1.017,00	1,000	1
2. Arbeitsstromausl. m. Träger 240/250V	AC/DC	1SDA050164R1	1.017,00	1,000	1
2. Arbeitsstromausl. m. Träger 380/400V	AC	1SDA050165R1	1.175,00	1,000	1
2. Arbeitsstromausl. m. Träger 440/480V	AC	1SDA050166R1	1.175,00	1,000	1

1) nicht in Verbindung mit Unterspannungsauslöser

Kontroll- und Überwachungseinheit SOR für Arbeitsstromauslöser für T8

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Kontroll- und Überwachungseinheit SOR	1SDA050228R1	558,00	0,216	1

Unterspannungsauslöser für T8

Typ		Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Unterspannungsauslöser 24V	DC	1SDA038306R1	495,00	1,000	1
Unterspannungsauslöser 30V	AC/DC	1SDA038307R1	495,00	1,000	1
Unterspannungsauslöser 48V	AC/DC	1SDA038308R1	495,00	1,000	1
Unterspannungsauslöser 60V	AC/DC	1SDA038309R1	495,00	1,000	1
Unterspannungsauslöser 110/120V	AC/DC	1SDA038310R1	495,00	1,000	1
Unterspannungsauslöser 120/127V	AC/DC	1SDA038311R1	495,00	1,000	1
Unterspannungsauslöser 220/240V	AC/DC	1SDA038312R1	495,00	1,000	1
Unterspannungsauslöser 240/250V	AC/DC	1SDA038313R1	495,00	1,000	1
Unterspannungsauslöser 380/400V	AC	1SDA038314R1	495,00	1,000	1
Unterspannungsauslöser 440/480V	AC	1SDA038315R1	495,00	1,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Kompaktleistungsschalter Tmax T8

Zubehör

Technische Daten

Elektronische Zeitverzögerung UVD für Unterspannungsauslöser für T8

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
UVD 24...30 V DC	1SDA038316R1	590,00	0,263	1
UVD 48 V AC/DC	1SDA038317R1	573,00	0,330	1
UVD 60 V AC/DC	1SDA038318R1	573,00	0,323	1
UVD 110...127 V AC/DC	1SDA038319R1	573,00	0,330	1
UVD 220...250 V AC/DC	1SDA038320R1	590,00		1

Meldeschalter: Unterspannungsauslöser gespeist, für T8

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Meldeschalter (1 Schließer)	1SDA038340R1	153,00	1,000	1
Meldeschalter (1 Öffner)	1SDA038341R1	153,00	1,000	1

Einschaltauslöser für T8

Typ		Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Einschaltauslöser 24V	DC	1SDA038296R1	383,00	1,000	1
Einschaltauslöser 30V	AC/DC	1SDA038297R1	383,00	1,000	1
Einschaltauslöser 48V	AC/DC	1SDA038298R1	383,00	1,000	1
Einschaltauslöser 60V	AC/DC	1SDA038299R1	383,00	1,000	1
Einschaltauslöser 110/120V	AC/DC	1SDA038300R1	369,00	1,000	1
Einschaltauslöser 120/127V	AC/DC	1SDA038301R1	383,00	1,000	1
Einschaltauslöser 220/240V	AC/DC	1SDA038302R1	383,00	1,000	1
Einschaltauslöser 240/250V	AC/DC	1SDA038303R1	383,00	1,000	1
Einschaltauslöser 380/400V	AC	1SDA038304R1	538,00	1,000	1
Einschaltauslöser 440/480V	AC	1SDA038305R1	538,00	1,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Kompaktleistungsschalter Tmax T8
Zubehör

Technische Daten



Motorantrieb für T8

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Motor 24/30V	1SDA038321R1	1.656,00	1,000	1
Motor 48/60V	1SDA038322R1	1.656,00	1,000	1
Motor 100/130V	1SDA038323R1	1.591,00	1,000	1
Motor 220/250V	1SDA038324R1	1.656,00	1,000	1

Meldeschalter: Einschaltfedern gespannt, für T8 [1)]

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Meldeschalter: Einschaltfedern gespannt	1SDA038325R1	153,00	1,000	1

1) Nicht in Verbindung mit Motorantrieb, da bereits im Lieferumfang des Motorantriebs enthalten.

Anzeige der Auslösung durch Überstromauslöser für T8 [2)]

Typ		Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Elektrische Ausgelöstmeldung		1SDA058260R1	94,00	0,100	1
Rücksetzspule für Ausgelöstmeldung + Elektrische Ausgelöstmeldung	24/30 V AC/DC	1SDA058263R1	384,00	1,000	1
	110/130 V AC/DC	1SDA058262R1	384,00	1,000	1
	220/240 V AC/DC	1SDA058261R1	384,00	1,000	1

2) Die Baureihe Tmax T8 ist bereits ab Werk mit der mechanischen Ausgelöstmeldung bestückt.

Hilfskontakte für T8

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
4 Hilfskontakte AUS/EIN V<24V x PR331 T8	1SDA065972R1	399,00	0,300	1
4 Hilfskontakte AUS/EIN V<24V x PR332 T8	1SDA065820R1	399,00	0,300	1
4 Hilfskontakte AUS/EIN x PR331 T8	1SDA065971R1	399,00	0,300	1
4 Hilfskontakte AUS/EIN x PR332 T8	1SDA065819R1	399,00	0,300	1

Phasentrennwände für T8

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Phasentrennwand hoch T8 [2]	1SDA066030R1	19,10	1,000	1
Phasentrennwand hoch T8 [3]	1SDA066031R1	28,40	1,000	1
Phasentrennwand niedrig T8 [2]	1SDA066028R1	12,60	1,000	1
Phasentrennwand niedrig T8 [3]	1SDA066029R1	19,00	1,000	1

Umbausatz für Schalter

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Umbausatz ans. T8 F F>F VR	1SDA046578R1	1.807,00	17,000	1
Umbausatz ans. T8 F F>F VR	1SDA046579R1	2.348,00	22,000	1

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Kompaktleistungsschalter Tmax T8

Zubehör

Technische Daten

Mechanischer Schaltspielzähler für T8

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Mechanischer Schaltspielzähler	1SDA038345R1	539,00	1,000	1

Schutzabdeckung für Ein- und Aus-Schalttaster für T8

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Taster-Abdeckung	1SDA038343R1	131,00	0,034	1

Schutzabdeckung IP 54, für Schaltfeldtür für T8

Typ		Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Schaltfeldtürabdeckung IP54	- verschied. Schlüssel	1SDA038344R1	881,00	1,000	1
Schaltfeldtürabdeckung IP54	- gleiche Schlüssel	1SDA065622R1	881,00	1,000	1

Schutzabdeckung für T8 [1)]

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Schutzabdeckung	1SDA065855R1	120,00	0,500	1

1) Zum Einbau ist stets noch das entsprechende Verriegelungszubehör erforderlich und bei festen Schaltern wird auch noch eine Adapterplatte benötigt. Die Schaltfeldtürverriegelung kann nicht mit der Verriegelung zwischen Schaltern kombiniert werden!

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Kompaktleistungsschalter Tmax T8

Bemessungsstrommodule

Technische Daten



Bemessungsstrommodule für T8

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Bemessungsstrommodul 1250A T8-- lose	1SDA074552R1	31,60	1,000	1
Bemessungsstrommodul 1600A T8-- lose	1SDA074553R1	31,60	1,000	1
Bemessungsstrommodul 1000A T8-- montiert	1SDA063156R1	16,50	1,000	1
Bemessungsstrommodul 1250A T8-- montiert	1SDA063157R1	16,70	1,000	1
Bemessungsstrommodul RC 1000A T8-- lose	1SDA074560R1	48,20	1,000	1
Bemessungsstrommodul RC 1250A T8-- lose	1SDA074561R1	48,20	1,000	1
Bemessungsstrommodul RC 1600A T8-- lose	1SDA074562R1	48,20	1,000	1
Bemessungsstrommodul RC 1000A T8-- montiert	1SDA063736R1	24,90	1,000	1
Bemessungsstrommodul RC 1250A T8-- montiert	1SDA063737R1	24,90	1,000	1
Bemessungsstrommodul RC 1600A T8 montiert	1SDA064288R1	23,90	0,000	1
Bemessungsstrommodul 2000A T8 lose	1SDA074554R1	31,60	1,000	1
Bemessungsstrommodul 2500A T8 lose	1SDA074555R1	31,60	0,100	1
Bemessungsstrommodul 3200A T8 lose	1SDA074556R1	31,60	1,000	1
Bemessungsstrommodul RC 2000A T8 lose	1SDA074563R1	48,20	1,000	1
Bemessungsstrommodul RC 2500A T8 lose	1SDA074564R1	48,20	1,000	1
Bemessungsstrommodul 1600A T8 montiert	1SDA065841R1	16,70	1,000	1
Bemessungsstrommodul 2000A T8 montiert	1SDA065842R1	16,70	1,000	1
Bemessungsstrommodul 2500A T8 montiert	1SDA065843R1	16,70	1,000	1
Bemessungsstrommodul RC 2000A T8 montiert	1SDA065844R1	24,60	0,000	1

Hinweis:
- montiert: Das Bemessungsstrommodul wird ab Werk im Austausch zur Standardtarierung geliefert.
- lose: Das Bemessungsstrommodul wird zusätzlich lose (z.B. als Ersatzteil) geliefert.

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

Notizen

> Kompaktleistungsschalter Tmax T Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/297

13

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/1

ABB Ability™-Produkte

Lösungen für ein smartes Energiemanagement 13/350

ABB Ability™-Produkte 13/352

Ekip UP⁺ 13/353
Hauptgerät und Zubehör 13/353
Zubehör 13/354
Optionales Zubehör 13/356

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/1

Lösungen für ein smartes Energiemanagement

ABB Ability™ Energy Manager

Energiemanagement System

- Vorbeugende Instandhaltung durch Alarmmanagement
- Erhöhung von Nachhaltigkeit, minimieren Sie Ihren CO_2-Verbrauch durch Energieeinsparungen in Ihrem Unternehmen
- Einfache Implementierung der Anlagen
- Anwendungsorientierte und benutzerfreundliche Visualisierung
- Inbetriebnahmeunterstützung durch ABB



> ABB Ability™-Produkte Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/349

ABB Ability Marketplace™

ABB Ability™ Edge Industrial Gateway
Das ABB Ability™ Edge Industrial Gateway verfügt über erweiterte Konnektivitätsfunktionen und bietet Wi-Fi oder 3G/4G Konnektivität.



> ABB Ability™-Produkte Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/349

ABB Ability™-Produkte

ABB Ability™ Edge Industrial Gateway

ABB Ability™ Edge Industrial Gateway

Das ABB Ability™ Edge Industrial Gateway sammelt die Daten der angeschlossenen Nieder- und Mittelspannungsgeräte über Modbus RTU und Modbus TCP/IP. Die Daten werden an den ABB Ability™ Energy Manager oder den lokalen Webserver übertragen und können zur Überwachung oder weiteren Analyse genutzt werden.

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Edge Industrial Gateway LV LAN	1SDA115508R1	2.990,00	0,220	1
Edge Industrial Gateway LV 3G EU	1SDA115509R1	3.602,00	0,220	1
Edge Industrial Gateway LV 3G US	1SDA115510R1	3.602,00	0,220	1
Edge Industrial Gateway CC LAN	1SDA116751R1	2.946,00	0,220	1
Edge Industrial Gateway CC 3G EU	1SDA116752R1	3.549,00	0,220	1
Edge Industrial Gateway CC 3G US	1SDA116753R1	3.549,00	0,220	1
I/O Modul Edge Gateway	1SDA114038R1	833,00	0,060	1
Wi/Fi Antenne Edge Gateway	1SDA114039R1	192,00	0,025	1
Mobilfunk-Ant. Edge Gateway	1SDA114040R1	260,00	0,025	1
Wandhalterung Edge Gateway	1SDA114041R1	192,00	0,050	1

ABB Ability™ Lite Panel

ABB Ability™ Lite Panel

Mit dem ABB Ability™ Lite Panel können bis zu 28 Geräte gleichzeitig überwacht und gesteuert werden. Diese ABB-Geräte werden über Modbus RTU oder TCP direkt an das Lite Panel angebunden. Die Daten werden über vordefinierte Vorlagen als digitaler Zwilling auf dem Lite Panel angezeigt und können einfach bedient werden.

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Lite Panel	1SDA114809R1	3.133,00	0,780	1

ABB E-Kit

Das ABB E-Kit ist ein Gateway zur Einbindung von Fremdgeräten in unseren ABB Ability™ Energy Manager. Über den integrierten Webserver können die Daten der über Modbus RTU und TCP angeschlossenen Geräte (ABB und Drittgeräte) lokal angezeigt werden.

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
ABB E-Kit	1SDA120717R1	5.909,00		1

> ABB Ability™-Produkte Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/349

Ekip UP⁺
Hauptgerät und Zubehör

Technische Daten

ABB Ability™ Ekip UP und ABB Ability™ Energy Manager

Ekip UP⁺

Die digitale Nachrüsteinheit Ekip UP⁺ ist als übergeordnete Steuerung für kompakte und offene Leistungsschalter aller Hersteller einsetzbar und gestattet diesen, die Schutzfunktionen L, S, I, G darzustellen, zu parametrieren oder den Leistungsschalter auszulösen.
Das Ekip UP⁺ kann mit Kommunikationsmodulen ausgestattet werden. Es kann wahlweise auf DIN-Schiene oder in Tür montiert werden. Alle Konfigurationen sind mit dem Touch Display oder der Inbetriebnahme-Software Ekip Connect 3 möglich.

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Ekip UP⁺ Monitor	1SDA117056R1	2.940,25	–	1
Ekip UP⁺ Protect	1SDA117057R1	6.045,00	–	1

Zubehör

Hinweis:
Bei der Bestellung muss zwingend eines des folgenden Stromsensoren mit bestellt werden, dies bildet die Voraussetzung für den Einsatz des Ekip UP⁺.

Stromsensoren

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
CS 100-2000A 3P Typ A	1SDA117333R1	1.181,87	–	1
CS 100-2000A 4P Typ A	1SDA117334R1	1.564,15	–	1
CS 2000-4000A 3P Typ A	1SDA117335R1	1.772,72	–	1
CS 2000-4000A 4P Typ A	1SDA117336R1	2.363,62	–	1
CS 4000-6300A 3P Typ A [1)]	1SDA117049R1	auf Anfrage	–	1
CS 4000-6300A 4P Typ A [1)]	1SDA117050R1	auf Anfrage	–	1
CS 100-400A 3P Typ B	1SDA117337R1	278,17	–	1
CS 100-400A 4P Typ B	1SDA117338R1	347,60	–	1
CS 400-1600A 3P Typ B	1SDA117339R1	382,40	–	1
CS 400-1600A 4P Typ B	1SDA117340R1	486,62	–	1
CS 400-2500A 3P Typ B [1)]	1SDA085561R1	auf Anfrage	–	1
CS 400-2500A 3P Typ B [1)]	1SDA085562R1	auf Anfrage	–	1
CS 3P offen Typ C 100	1SDA085566R1	1.267,00	0,200	1
CS 4P offen Typ C 100	1SDA085564R1	1.700,00	0,200	1
CS 3P offen, Typ C120	1SDA083372R1	1.422,00	–	1
CS 4P offen, Typ C 120	1SDA083373R1	1.895,00	–	1
CS 3P offen, Typ C200	1SDA085565R1	1.624,00	–	1
CS 4P offen, Typ C 200	1SDA085563R1	2.166,00	–	1
CS 3P offen Typ C 290	1SDA107696R1	2.234,00	0,350	1
CS 4P offen Typ C 290	1SDA107695R1	2.968,00	0,350	1
Schaltbrücken CS Typ D	1SDA104662R1	27,10	–	1

1) Demnächst lieferbar

> ABB Ability™-Produkte Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/349

Technische Daten

Zubehör
Hinweis:
Bei der Bestellung muss zwingend einer der folgenden Rating Plugs und ein Stromversorgungsmodul mit bestellt werden, dies bildet die Voraussetzung für den Einsatz des Ekip UP⁺.

Installierte Rating Plugs

Am Ekip UP⁺-Gerät installierte Rating Plugs

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Rating Plug 100A	1SDA074258R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 200A	1SDA074259R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 250A	1SDA074260R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 400A	1SDA074261R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 600A	1SDA079826R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 630A	1SDA074262R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 800A	1SDA074263R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 1000A	1SDA074264R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 1200A	1SDA079828R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 1250A	1SDA074265R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 1600A	1SDA074266R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 2000A	1SDA074267R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 2500A	1SDA074268R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 3200A	1SDA074269R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 3600A	1SDA079829R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 4000A	1SDA074270R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 5000A	1SDA074271R1	1,40	1,000	1
Rating Plug 6000A	1SDA112838R1	1,40	0,050	1
Rating Plug 6300A	1SDA112839R1	1,40	0,050	1
Rating Plug RC 100A	1SDA074288R1	1,40	1,000	1
Rating Plug RC 200A	1SDA074289R1	1,40	1,000	1
Rating Plug RC 250A	1SDA074290R1	1,40	1,000	1
Rating Plug RC 400A	1SDA074291R1	1,40	1,000	1
Rating Plug RC 630A	1SDA074292R1	1,40	1,000	1
Rating Plug RC 800A	1SDA074293R1	1,40	1,000	1
Rating Plug RC 1250A	1SDA074294R1	1,40	1,000	1
Rating Plug RC 2000A	1SDA074295R1	1,40	1,000	1
Rating Plug RC 3200A	1SDA074296R1	1,40	1,000	1
Rating Plug RC 4000A	1SDA074297R1	1,40	1,000	1

> ABB Ability™-Produkte Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/349

Technische Daten

Zubehör
Hinweis:
Bei der Bestellung muss zwingend einer der folgenden Rating Plugs und ein Stromversorgungsmodul mit bestellt werden, dies bildet die Voraussetzung für den Einsatz des Ekip UP⁺.

Stromversorgungsmodule

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Ekip Supply 24-48V DC	1SDA074173R1	324,00	0,220	1
Ekip Supply 110-240 V AC	1SDA074172R1	321,00	0,050	1

Technische Daten

Steckbare Kommunikationsmodule

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Ekip Com Modbus RS-485	1SDA074150R1	1.246,00	0,200	1
Ekip Com Modbus TCP	1SDA074151R1	2.024,00	0,200	1
Ekip Com Profibus	1SDA074152R1	3.114,00	0,200	1
Ekip Com Profinet	1SDA074153R1	3.115,00	0,200	1
Ekip Com DeviceNet™	1SDA074154R1	3.115,00	0,200	1
Ekip Com EtherNet/IP™	1SDA074155R1	3.115,00	0,200	1
Ekip Com IEC61850	1SDA074156R1	4.947,00	0,200	1
Ekip Com Hub	1SDA082894R1	1.926,00	0,200	1
Ekip Com R Modbus RS-485	1SDA074157R1	1.246,00	0,200	1
Ekip Com R Modbus TCP	1SDA074158R1	2.024,00	0,200	1
Ekip Com R Profibus	1SDA074159R1	3.115,00	0,200	1
Ekip Com R Profinet	1SDA074160R1	3.115,00	0,200	1
Ekip Com R DeviceNet™	1SDA074161R1	3.115,00	0,200	1
Ekip Com R EtherNet/IP™	1SDA074162R1	3.115,00	0,200	1
Ekip Com R IEC61850	1SDA076170R1	4.947,00	0,200	1
Ekip Link	1SDA074163R1	1.519,00	1,000	1

Steckbares Synchrocheck-Modul

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Ekip Synchrocheck	1SDA074183R1	3.453,00	0,220	1

Steckbare Meldemodule

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Ekip Signalling 2K-1	1SDA074167R1	251,00	0,050	1
Ekip Signalling 2K-2	1SDA074168R1	251,00	0,200	1
Ekip Signalling 2K-3	1SDA074169R1	251,00	0,200	1
Ekip Signalling 3T-1 AI - Temp PT1000	1SDA085693R1	975,00	0,200	1
Ekip Signalling 3T-2 AI - Temp PT1000	1SDA085694R1	975,00	0,200	1

Temperaturfühler

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Externer PT1000 Temperaturfühler 3 m, Messbereich -25°C...+150°C	1SDA085695R1	281,00	0,200	1

> ABB Ability™-Produkte Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/349

Technische Daten

Meldemodule auf DIN-Schiene

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Ekip Signalling 10k [1)]	1SDA074171R1	2.288,00	0,220	1
Ekip Signalling Modbus TCP [1)]	1SDA082485R1	2.685,00	1,000	1

1) Nur separat lieferbar

Externe Ringkernwandler
Homopolare Ringkernwandler für Erdungsleiter der Hauptstromversorgung

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Homopolare Ringkernwandler 100A [1)]	1SDA073743R1	1.067,00	1,300	1
Homopolare Ringkernwandler 250A [1)]	1SDA076248R1	1.235,00	1,300	1
Homopolare Ringkernwandler 400A [1)]	1SDA076249R1	1.414,00	1,300	1
Homopolare Ringkernwandler 800A [1)]	1SDA076250R1	1.620,00	1,300	1

1) Nur separat lieferbar

Ringkernwandler für Fehlerstromschutz

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
RC Ringkernwandler kleine Größe [1)]	1SDA073741R1	3.287,00	10,000	1
RC Ringkernwandler große Größe [1)]	1SDA073742R1	4.371,00	1,000	1

1) Nur separat lieferbar

Zubehör für Softwarefunktionen

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Adaptive Schutzfunktionen	1SDA117059R1	632,20	–	1
Generatorschutz	1SDA117054R1	1.896,60	–	1
Motorschutz	1SDA117055R1	1.896,60	–	1
Lastabwurf - adaptiv	1SDA117063R1	5.423,00	–	1
Power Controller	1SDA117341R1	2.360,60	–	1
IPS - Schnittstellenschutz	1SDA082919R1	790,00	–	1
Extracode - Keine Bluetooth-Konektivität	1SDA114808R1	auf Anfrage	–	1

Hinweis: Lastabwurf - immer Standard bei der Version Ekip UP⁺ Protect.

Module für die Inbetriebnahme

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Ekip T&P - Programmier- und Testgerät	1SDA066989R1	2.062,00	0,999	1
Ekip TT - Auslösetestgerät	1SDA066988R1	105,00	0,050	1
Ekip Programming	1SDA076154R1	1.513,00	0,999	1

> ABB Ability™-Produkte Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/349

Technische Daten

Separat bestellbare Rating Plugs

Rating Plug für Ekip UP+ Geräte

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
Rating Plug 100A	1SDA074218R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 200A	1SDA074219R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 250A	1SDA074220R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 400A	1SDA074221R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 630A	1SDA074222R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 800A	1SDA074223R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 1000A	1SDA074224R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 1250A	1SDA074225R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 1600A	1SDA074226R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 2000A	1SDA074227R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 2500A	1SDA074228R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 3200A	1SDA074229R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 4000A	1SDA074230R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 5000A	1SDA074231R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 6000A	1SDA079731R1	33,00	1,000	1
Rating Plug 6300A	1SDA074232R1	33,00	1,000	1
Rating Plug RC 100A	1SDA074248R1	33,00	1,000	1
Rating Plug RC 200A	1SDA074249R1	33,00	1,000	1
Rating Plug RC 250A	1SDA074250R1	33,00	1,000	1
Rating Plug RC 400A	1SDA074251R1	33,00	1,000	1
Rating Plug RC 630A	1SDA074252R1	33,00	1,000	1
Rating Plug RC 800A	1SDA074253R1	33,00	1,000	1
Rating Plug RC 1250A	1SDA074254R1	33,00	1,000	1
Rating Plug RC 2000A	1SDA074255R1	33,00	1,000	1
Rating Plug RC 3200A	1SDA074256R1	33,00	1,000	1
Rating Plug RC 4000A	1SDA074257R1	33,00	1,000	1

Ersatzteile

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht (1 Stk.) kg	VPE Stk.
DIN/TÜR Installationssatz	1SDA085567R1	20,40	–	1
Kabelsatz	1SDA085568R1	136,00	–	1
Deckel Ekip UP+ Monitor (mit 4K-A)	1SDA085569R1	27,10	–	1
Deckel Ekip UP+ Protect (mit 4K-B)	1SDA117955R1	auf Anfrage	–	1
Zentriergerät Typ C	1SDA085570R1	54,00	–	1

13

> ABB Ability™-Produkte Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/349

Notizen

> ABB Ability™-Produkte Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 13/349