




Product manual is available by scanning the QR code.

DE
EN
NL

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2, D-58213 Lüdenscheid
www.BUSCH-JAEGER.de,
Tel.: +49 2351 956-1600

IP-Schaltaktor



Anbindung und Bedienung

1	Anschluss für Systemspannungsversorgung
2	Steckklemmen (LOCK+...LOCK-) für Türöffner
3	Anschluss für den zur Erkennung des Türzustands verwendeten Sensor
4	Anschluss für Exit-Taster
5	Reset-Taster
6	Statusanzeige
7	Steckklemmen (NC...COM...NO) für potentialfreien Ausgang, Türöffner
8	LAN (PoE)

Technische Daten

Nennspannung	24 V $\overline{\sim}$
Betriebsspannungsbereich	20-27 V $\overline{\sim}$
Nennstrom	27 V $\overline{\sim}$, 310 mA 24 V $\overline{\sim}$, 350 mA
Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Spannungsversorgung Türöffner	DC: 12 V $\overline{\sim}$, 4 A Impuls, max. 500 mA Dauerhaft AC: 12 V $\sim$, 50 Hz., max. 500 mA Dauerhaft
Potenzialfreier Ausgang Türöffner	230 V $\sim$, 3 A

IP actuator



Connection and operation

1	System power supply connector
2	Plug-in clamps (LOCK+...LOCK-) for door opener
3	Connector for sensor used for door status detection
4	Connector for exit push-button
5	Reset button
6	Status indicator
7	Plug-in clamps (NC...COM...NO) for floating output, door opener
8	LAN (PoE)

Technical data

Rating voltage	24 V $\overline{\text{DC}}$
Operating voltage range	20-27 V $\overline{\text{DC}}$
Rating current	27 V $\overline{\text{DC}}$, 310 mA 24 V $\overline{\text{DC}}$, 350 mA
Operating temperature	-25 °C...+55 °C
Power supply for door opener	DC: 12 V $\overline{\text{DC}}$, 4 A impulse, max. 500 mA holding AC: 12 V $\sim$, 50 Hz, max. 500 mA holding
Floating output for door opener	230 V $\sim$, 3 A

Nederlands

IP-aktor



Verbinding en bediening

1	Aansluiting voor systeemvoeding
2	Steekklemmen (LOCK+...LOCK-) voor deuropener
3	Aansluiting voor de herkenning van de deurtoestand gebruikte sensor
4	Aansluiting voor exit-impulsdrukker
5	Resetimpulsdrukker
6	Statusindicatie
7	Steekklemmen (NC...COM...NO) voor potentiaalvrije uitgang, deuropener
8	LAN (PoE)

Technische gegevens

Spanningswaarde	24 V $\overline{\sim}$
Bedrijfsspanningsbereik	20-27 V $\overline{\sim}$
Nominale stroom	27 V $\overline{\sim}$, 310 mA 24 V $\overline{\sim}$, 350 mA
Omgevingstemperatuur	-25 °C...+55 °C
Voeding deuropener	DC: 12 V $\overline{\sim}$, 4 A impuls, max. 500 mA continu AC: 12 V $\sim$, 50 Hz, max. 500 mA continu
Potentiaalvrije uitgang deuropener	230 V $\sim$, 3 A