ACS550

Benutzerhandbuch ACS550-01 Frequenzumrichter (0,75...160 kW) ACS550-U1 Frequenzumrichter (1...200 hp)



Liste ergänzender Handbücher

ALLGEMEINE HANDBÜCHER

ACS550-01/U1 User's Manual (0.75...160 kW) / (1...200 hp)

3AFE64804588 (3AUA0000001418) (Englisch)

Flanschmontage-Anweisungen

Kit, IP21 / UL Typ 1	Baugröße	Code (Englisch)
FMK-A-R1	R1	100000982
FMK-A-R2	R2	100000984
FMK-A-R3	R3	100000986
FMK-A-R4	R4	100000988
AC8-FLNGMT-R5 ¹	R5	ACS800-
AC8-FLNGMT-R6 ¹	R6	PNTG01U-EN

1) Für die Baureihe ACS550-01 nicht verfügbar

Kit, IP54 / UL Typ 12	Baugröße	Code (Englisch)
FMK-B-R1	R1	100000990
FMK-B-R2	R2	100000992
FMK-B-R3	R3	100000994
FMK-B-R4	R4	100000996

HANDBÜCHER DER OPTIONEN

(im Lieferumfang des optionalen Zubehörs)

MFDT-01 FlashDrop User's Manual 3AFE68591074 (Englisch)

OHDI-01 115/230 V Digital Input Module User's Manual 3AUA0000003101 (Englisch)

OREL-01 Relay Output Extension Module User's Manual

3AUA0000001935 (Englisch)

OTAC-01 User's Manual Pulse Encoder Interface Module User's Manual

3AUA0000001938 (Englisch)

RCAN-01 CANopen Adapter User's Manual 3AFE64504231 (Englisch)

RCNA-01 ControlNet Adapter User's Manual 3AFE64506005 (Englisch)

RDNA-01 DeviceNet Adapter User's Manual 3AFE64654926 (Deutsch)

RECA-01 EtherCAT Adapter Module User's Manual 3AUA0000043520 (Englisch)

REPL-01 Ethernet POWERLINK Adapter Module User's Manual

3AUA0000052289 (Englisch)

REPL-02 Ethernet POWERLINK Adapter Module User's Manual

3AUA0000090411 (Englisch)

RETA-01 Ethernet Adapter Module User's Manual 3AFE64539736 (Englisch)

RETA-02 Ethernet Adapter Module User's Manual 3AFE68895383 (Englisch)

RPBA-01 PROFIBUS DP Adapter User's Manual 3AFE64635476 (Deutsch)

SREA-01 Ethernet Adapter User's Manual 3AUA0000042896 (Englisch)

Typische Inhalte

- · Sicherheit
- Installation
- · Programmierung/Inbetriebnahme
- Diagnosen
- · Technische Daten

WARTUNGSHANDBÜCHER

Guide for Capacitor Reforming in ACS50, ACS55, ACS150, ACS310, ACS350, ACS355, ACS550, ACH550 and R1-R4 OINT-/SINT-boards

3AFE68735190 (Englisch)

ACS550-01 Handbücher



CANopen ist ein eingetragenes Warenzeichen von CAN in Automation e.V.

ControlNet™ ist ein Warenzeichen von ODVA™.

DeviceNet™ ist ein Warenzeichen von ODVA™.

DRIVECOM ist ein eingetragenes Warenzeichen von DRIVECOM User Group e.V.

EtherCAT® ist ein eingetragenes Warenzeichen und eine patentierte Technologie, lizensiert von Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

EtherNet/IP™ ist ein Warenzeichen von ODVA™.

ETHERNET POWERLINK ist ein Warenzeichen von Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.

Modbus, Modbus Plus und Modbus/TCP sind eingetragene Warenzeichen von Schneider Automation Inc.

PROFIBUS, PROFIBUS DP und PROFINET IO sind eingetragene Warenzeichen von Profibus International.

ACS550-01/U1 Frequenzumrichter 0,75...160 kW 1...200 hp

Benutzerhandbuch

3AFE64783653 Rev H

DF

GÜLTIG AB: 04.07.2014

ERSETZT: 3AFE64783653 Rev G 07.07.2009

Sicherheitsvorschriften

Bedeutung von Warnungen und Hinweisen

In diesem Handbuch gibt es zwei Typen von Sicherheitshinweisen:

- Hinweise lenken die Aufmerksamkeit auf eine besondere Bedingung bzw. einen Sachverhalt oder geben wichtige Informationen zu einem bestimmten Thema.
- Warnungen weisen auf Bedingungen hin, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen und/oder zu Schäden an der Einrichtung führen können. Sie beschreiben auch Möglichkeiten zur Vermeidung der Gefahr. Folgende Symbole werden verwendet:



Warnung vor gefährlicher Spannung. Dieses Symbol warnt vor hoher Spannung, die zu Verletzungen von Personen oder tödlichen Unfällen und/oder Schäden an Geräten führen kann.



Allgemeine Warnung. Dieses Symbol warnt vor nichtelektrischen Gefahren, die zu Verletzungen von Personen oder tödlichen Unfällen und/ oder Schäden an Geräten führen können.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften



WARNUNG! Befolgen Sie diese Vorschriften. Wenn die Sicherheitsvorschriften nicht befolgt werden, können Verletzungen, tödliche Unfälle oder Schäden an den Geräten auftreten.

- Benutzen Sie Sicherheitsschuhe, um Fußverletzungen zu verhindern.
- Transportieren Sie den Frequenzumrichter mit Vorsicht
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Einige Teile, z. B. Kühlkörper, sind noch längere Zeit heiß, nachdem die Spannungsversorgung abgeschaltet worden ist. Siehe Kapitel *Technische Daten* auf Seite 289.
- Lassen Sie den Frequenzumrichter bis zur Installation in der Verpackung oder schützen Sie ihn ansonsten anderweitig vor Staub, Bohrspänen und Schleifstaub. Schützen Sie auch den installierten Frequenzumrichter vor Staub und Bohrspänen. Elektrisch leitender Staub im Inneren des Gerätes führt zu Schäden oder Störungen.

Elektrische Sicherheit



WARNUNG! Der Frequenzumrichter ACS550 darf NUR von dafür qualifiziertem Fachpersonal installiert werden.



WARNUNG! Auch bei Stillstand des Motors liegt gefährliche Spannung an den Anschlussklemmen U1, V1, W1 und U2, V2, W2 sowie, abhängig von Baugröße und Bauform, auch an den Klemmen UDC+ und UDC-, oder BRK+ und BRK- an.



WARNUNG! Wenn das Gerät an das Netz angeschlossen ist, liegt gefährliche Spannung an. Warten Sie mindestens 5 Minuten, wenn die Spannungsversorgung abgeschaltet/abgeklemmt worden ist (damit sich die Zwischenkreiskondensatoren entladen), bevor Sie das Gerät öffnen.



WARNUNG! Auch wenn die Spannungsversorgung von den Eingangsanschlüssen des ACS550 getrennt worden ist, kann gefährliche Spannung (von externen Spannungsquellen) an den Anschlüssen der Relaisausgänge RO1...RO3 anliegen.



WARNUNG! Sind die Steueranschlüsse von zwei oder mehr Geräten parallel geschaltet, muss die Hilfsspannung für diese Steueranschlüsse einer einzelnen Spannungsquelle entnommen werden, d.h. von einem der parallel geschalteten Geräte oder von einer externen Quelle.



WARNUNG! Wenn Sie den Frequenzumrichter an ein IT-System (ein nicht geerdetes oder hochohmig geerdetes Netz [über 30 Ohm]) anschließen, klemmen Sie den internen EMV-Filter ab, da andernfalls das Netz über die EMV-Filterkondensatoren des Frequenzumrichters mit dem Erdpotenzial verbunden wird. Hierdurch können Gefahren entstehen oder der Frequenzumrichter kann beschädigt werden.

Wenn Sie den Frequenzumrichter an ein asymmetrisch geerdertes TN-Netz anschließen, klemmen Sie den internen EMV-Filter ab, da andernfalls das Netz über die EMV-Filterkondensatoren des Frequenzumrichters mit dem Erdpotenzial verbunden wird. Dies kann zu Schäden am Frequenzumrichter führen.

Hinweis: Das Abklemmen des internen EMV-Filters erhöht die leitungsgebundenen Emissionen und verringert die EMV-Kompatibilität des Frequenzumrichters deutlich.

Siehe Abschnitt Abklemmen des internen EMV-Filters auf Seite 28. Siehe auch Abschnitte IT-Systeme auf Seite 298 und Asymmetrisch geerdete TN-Systeme auf Seite 298.



WARNUNG! Versuchen Sie auf keinen Fall, die Schrauben an EM1, EM3, F1 oder F2 zu installieren oder zu entfernen, solange an den Eingangsklemmen des Frequenzumrichters Spannung anliegt.

Wartung



WARNUNG! Der ACS550-01/U1 kann nicht vor Ort repariert werden. Versuchen Sie niemals einen defekten Frequenzumrichter zu reparieren; wenden Sie sich an Ihre lokale ABB-Vertretung wegen eines Austauschs.

Regelung des Motors und des Frequenzumrichters



WARNUNG! Steuern Sie den Motor nicht mit einem AC-Schütz oder einer Trennvorrichtung; verwenden Sie dafür die START- und STOP-Tasten and , oder Befehle über die E/A-Anschlüsse des Frequenzumrichters. Die maximal zulässige Anzahl der Ladezyklen der DC-Kondensatoren des Frequenzumrichters (z.B. Einschaltvorgänge durch Anlegen der Spannung) beträgt fünf mal innerhalb von 10 Minuten.



WARNUNG! Ist ein externer Startbefehl aktiv, läuft der ACS550 nach einer Unterbrechung der Spannungsversorgung automatisch wieder an.

Hinweis: Weitere technische Informationen erhalten Sie von Ihrer ABB-Vertretung.

	ACS550-01/U1 Benutzerhandbu

Inhaltsverzeichnis

Liste ergänzender Handbücher	
Sicherheitsvorschriften Bedeutung von Warnungen und Hinweisen Allgemeine Sicherheitsvorschriften Elektrische Sicherheit Wartung Regelung des Motors und des Frequenzumrichters	5 5 7
Inhaltsverzeichnis	
Inhalt des HandbuchsKompatibilität13Bestimmungsgemäße Verwendung13Angesprochener Leserkreis13	3
Installation	
Ablaufplan für die Installation	6
Inbetriebnahme, Steuerung mit E/A und ID-Lauf	
Inbetriebnahme des Frequenzumrichters 39 Steuerung des Frequenzumrichters über die E/A-Schnittstelle 49 Ausführung des ID-Laufs 49	7
Bedienpanels	
Über Bedienpanels5Kompatibilität5Komfort-Bedienpanel5Basis-Bedienpanel7	1 2
Applikationsmakros	
Makro ABB Standard84Makro 3-Draht85Makro Drehrichtungsumkehr86Makro Motorpotentiometer87Hand-Auto Makro86Makro PID-Regelung89PFC-Makro90Makro Momentenregelung91Anschlussbeispiele von 2-Leiter- und 3-Leiter-Sensoren92Anschluss, um 010 V an den Analogausgängen zu erhalten93Benutzer-Parametersätze94	5 6 7 8 9 0 1 2 3

Makro-Standardwerte für Parameter	. 95
Parameter	
Vollständige Parameterliste	
Integrierter Feldbus - EFB	
Übersicht	212 212
Einrichtung der Kommunikation – EFB	215 220
Diagnosen – EFB	224
Feldbus-Adapter	
Übersicht Planung Mechanische und elektrische Installation – FBA Einrichtung der Kommunikation – FBA Die Antriebssteuerfunktionen aktivieren – FBA Rückmeldung vom Frequenzumrichter – FBA Diagnosen – FBA ABB-Drives-Profil - Technische Daten Standardprofil (Generic Profile) - Technische Daten	250 250 251 252 255 256 259
Diagnose	
Diagnoseanzeigen Störungsbehebung Korrekturen bei Warnmeldungen	270
Wartung	
Wartungsintervalle Kühlkörper Hauptlüfter-Austausch Gehäuselüfter-Austausch Kondensatoren Bedienpanel	283 284 286 287
Technische Daten	
Kenndaten Netzanschlüsse Motoranschlüsse Bremskomponenten Steueranschlüsse Wirkungsgrad	293 302 309 314
Verlustleistungen, Kühlung und Geräuschdaten	

Abmessungen und Gewichte	18
Schutzarten	21
Umgebungsbedingungen	21
Material	
Anwendbare Normen	
Kennzeichnungen	
IEC/EN 61800-3:2004 Definitionen	
Übereinstimmung mit der Norm IEC/EN 61800-3:2004 + A1:2012 3:	
Index	
Ergänzende Informationen	
Anfragen zum Produkt und zum Service	41
Produktschulung	
Feedback zu ABB Handbüchern	
Dokumente-Bibliothek im Internet	

12		ACS550-01/U1 Benutzerhandbuc
nhaltsverzeichnis		

Inhalt des Handbuchs

Kompatibilität

Dieses Handbuch gilt für ACS550-01/U1 Frequenzumrichter. Die Angaben in diesem Handbuch gelten für ACS550-01/U1 Frequenzumrichter mit der Firmware-Version 3.14e oder höher. Siehe Parameter 3301 SOFTWARE VERSION auf Seite *163*.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der ACS550-01/U1 kann für allgemeine Antriebsaufgaben verwendet werden. Die Makros sollten nur für die Applikationen verwendet werden, die in dem entsprechenden Abschnitt der Betriebsanleitung beschrieben sind.

Angesprochener Leserkreis

Diese Betriebsanleitung muss von allen Personen gelesen werden, die den Frequenzumrichter installieren, in Betrieb nehmen, bedienen und Wartungsarbeiten ausführen. Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie an und mit dem Frequenzumrichter arbeiten. Vom Leser werden Kenntnisse über Elektrotechnik, Verdrahtung, elektrische Komponenten und elektrische Schaltungssymbole erwartet.

14	ACS550-01/U1 Benutzerhandbuch
Inhalt des Handbuchs	

Installation

Lesen Sie diese Installationsanweisungen vor Beginn der Arbeiten aufmerksam durch. Werden die Warnungen und Anweisungen nicht beachtet, kann dies zu Betriebsstörungen oder Unfällen führen.



WARNUNG! Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten das Kapitel *Sicherheitsvorschriften* auf Seite *5*.

Hinweis: Die Gesetze und örtlichen Vorschriften sind bei Planung und Ausführung der Installation stets zu beachten. ABB lehnt jede Haftung für Installationen ab, die nicht nach den örtlichen Gesetzen und/oder Vorschriften ausgeführt worden sind. Werden die Anweisungen von ABB nicht befolgt, können beim Betrieb des Frequenzumrichters Probleme auftreten, die durch die Gewährleistung nicht abgedeckt werden.

Ablaufplan für die Installation

Für die Installation des ACS550 Frequenzumrichters wird der folgende Ablaufplan vorgegeben. Die Schritte müssen in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden. Auf der rechten Seite sind zu jedem Schritt Verweise auf die für eine ordnungsgemäße Installation des Frequenzumrichters benötigten detaillierten Informationen angegeben.



Vorbereitung der Installation

Anheben des Frequenzumrichters

Heben Sie den Frequenzumrichter nur am Metallchassis an

Auspacken des Frequenzumrichters

- 1. Den Frequenzumrichter aus der Verpackung nehmen.
- Den Inhalt auf Beschädigungen prüfen und bei erkennbaren Schäden unverzüglich den Spediteur benachrichtigen.
- 3. Den Umfang und Inhalt der Lieferung mit der Bestellung und den Frachtpapieren vergleichen, um sicher zu stellen, dass die Lieferung vollständig ist.

Identifizierung des Frequenzumrichters

Kennzeichnungsetiketten

Um den Typ des Frequenzumrichters festzustellen, den Sie installieren, siehe entweder:


 das Etikett mit der Seriennummer, das oben am Frequenzumrichter auf dem Drosselblech zwischen den Montagebohrungen angebracht ist, oder





 das Typenschild auf dem Kühlkörper – an der rechten Seite der Gehäuseabdeckung. Unten sind zwei Beispiele für Typenschilder dargestellt.






Die Etiketten enhalten Informationen zum *Typenschlüssel* (Seite 18), zu *Kenndaten und Baugröße* (Seite 18), *Seriennummer* (Seite 18), Schutzarten (siehe Abschnitt *Schutzarten* auf Seite 321) und zu Kennzeichnungen (siehe Abschnitt *Kennzeichnungen* auf Seite 325).

Typenschlüssel

Mit der folgenden Darstellung können sie den Typenschlüssel interpretieren, der sich auf dem Typenschlüssel- und dem Seriennummern-Etikett befindet.



Kenndaten und Baugröße

Die Darstellung in Abschnitt *Kenndaten* auf Seite 289 listet die technischen Spezifikationen auf und identifiziert die Baugröße des Frequenzumrichters – wichtig, da einige Anweisungen in diesem Dokument abhängig von der Baugröße des Frequenzumrichters variieren. Zum Lesen der Kenndaten-Tabelle benötigen Sie den Eintrag "Ausgangsstromwert" vom Typenschild. Bei Benutzung der Kenndaten-Tabelle ist zu beachten, dass die Tabelle nach den "Spannungskenndaten" unterteilt ist.

Seriennummer

Das Format der Seriennummer des Frequenzumrichters auf den Etiketten wird nachstehend beschrieben.

Die Seriennummer hat das Format CYYWWXXXXX, wobei

C: Herstellerland YY: Jahr der Herstellung

WW: Woche der Herstellung; 01, 02, 03, ... für Woche 1, Woche 2, Woche 3, ...

XXXXX: Ganzzahl, beginnend jede Woche mit 00001.

Kompatibilität des Motors

Motor, Frequenzumrichter und Einspeisespannung müssen kompatibel sein:

Motor- Spezifikationen	Prüfen	Sollwert
Motortyp	Drehstrom- Asynchronmotor	_
Nennstrom	Motornennstrom liegt innerhalb dieses Bereichs: $0.22.0 \cdot I_{2hd}$ (I_{2hd} = Überlaststrom)	 Typenschild auf dem Gerät, Eintrag für Ausgangsstrom I_{2hd}, oder Typenschlüssel auf dem Gerät und Kenndatentabelle in Kapitel <i>Technische Daten</i> auf Seite 289.
Nennfrequenz	10500 Hz	-
Spannungsbereich	Motor ist mit dem Spannungsbereich des ACS550 kompatibel.	208240 V (für ACS550-X1-XXXX-2) oder 380480 V (für ACS550-X1-XXXX-4) oder 500600 V (für ACS550-U1-XXXX-6)
Isolierung	500600 V Frequenzumrichter: Entweder entspricht der Motor NEMA MG1 Teil 31 oder zwischen Motor und Frequenzumrichter ist ein du/dt-Filter installiert.	Für ACS550-U1-XXXX-6

Benötigtes Werkzeug

Zur Montage des ACS550 benötigen Sie:

- Schraubendreher (in den zu den Geräten passenden Größen)
- Abisolierzange
- Bandmaß
- Bohrmaschine
- Für die Installation von ACS550-U1, Baugrößen R5 oder R6 und IP 54 / UL-Typ 12 Gehäusen: Stanzer für Schutzrohr-Montage-Öffnungen
- Für die Installation von ACS550-U1, Baugröße R6: geeignetes Crimp-Werkzeug für Leistungskabelschuhe. Siehe Abschnitt Leistungsanschlüsse - Baugröße R6 auf Seite 300.
- Montagematerial: Schrauben und Muttern passend zur Baugröße des Geräts und zur Montageoberfläche. Das zu verwendende Material hängt von der Art des Montageuntergrunds und dem zu installierenden Gerät ab. Abmessungen und Gewichte der Baugrößen, siehe Abmessungen und Gewichte auf Seite 318).

Baugröße	Montagematerial	
R1R4	M5	#10
R5	M6	1/4 in
R6	M8	5/16 in

Geeignete Umgebungsbedingungen und Gehäuse

Stellen Sie sicher, dass am Montageort die erforderlichen Umgebungsbedingungen eingehalten werden. Zur Vermeidung von Schäden vor der Installation müssen die für Lagerung und Transport angegebenen Bedingungen eingehalten werden. Siehe Abschnitt *Umgebungsbedingungen* auf Seite 321.

Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse für den Kontaminationsgrad am Montageort geeignet ist:

- Gehäuse IP21 / UL-Typ 1: Der Aufstellort muss frei von schwebendem Staub, korrosiven Gasen oder Flüssigkeiten sowie leitfähigen Substanzen und Verunreinigungen wie z.B. Tropfwasser, Kondensation, Kohlenstaub und Metallpartikeln sein.
- Gehäuse IP54 / UL-Typ 12: Das Gehäuse bietet Schutz vor Staub, leichten Sprays und Spritzwasser aus allen Richtungen.
- Wenn aus bestimmtem Grund ein Frequenzumrichter mit Schutzart IP21 ohne Kabelanschlusskasten-Deckel, oder ein Frequenzumrichter mit Schutzart IP54 ohne Durchführungsblech oder -abdeckung installiert werden soll, beachten Sie den Hinweis in Kapitel *Technische Daten*, Seite 326.

Eignung des Montageortes

Stellen Sie sicher, dass der Montageort folgende Bedingungen erfüllt:

- Der Frequenzumrichter muss senkrecht auf einer glatten, festen Oberfläche in einer geeigneten Betriebsumgebung (siehe oben) installiert werden. Informationen zum horizontalen Einbau erhalten Sie von Ihrem ABB-Ansprechpartner.
- Die erforderlichen Mindestabstände des Frequenzumrichters ergeben sich aus den Außenabmessungen (siehe Abschnitt Außenabmessungen auf Seite 319), plus dem für die Kühlluft benötigten Raum (siehe Abschnitt Verlustleistungen, Kühlung und Geräuschdaten auf Seite 316).
- Die Entfernung zwischen Motor und Frequenzumrichter wird durch die maximal zulässige Kabellänge begrenzt. Siehe Abschnitt Motoranschluss-Spezifikationen auf Seite 302.
- Der Untergrund am Montageort muss für das Gewicht des Frequenzumrichters ausreichend tragfähig sein. Siehe Abschnitt Gewichte auf Seite 320.

Installation des Frequenzumrichters



WARNUNG! Vor der Ausführung jeglicher Arbeiten ist sicherzustellen, dass die Spannungsversorgung des ACS550 abgeschaltet ist.


Für die Flanschmontage (Montage des Frequenzumrichters in einem Kühlluftkanal) siehe entsprechende Anleitung für die Flanschmontage:


Baugröße Satz		IL-Typ 1	IP54 / UL-Typ 12	
		Code (Englisch)	Satz	Code (Englisch)
R1	FMK-A-R1	100000982	FMK-B-R1	100000990
R2	FMK-A-R2	100000984	FMK-B-R2	100000992
R3	FMK-A-R3	100000986	FMK-B-R3	100000994
R4	FMK-A-R4	100000988	FMK-B-R4	100000996
R5	AC8-FLNGMT-R5 ¹	ACS800-PNTG01U-	-	-
R6	AC8-FLNGMT-R6 ¹	EN	-	-

^{1.} Nicht in Baureihe ACS550-01 verfügbar.

Vorbereitung des Montageortes

Der ACS550 darf nur an Orten installiert werden, an denen die Bedingungen des Abschnitts Vorbereitung der Installation auf Seite 16 erfüllt werden.





Bohren Sie die Löcher.


Hinweis: Die Baugrößen R3 und R4 haben an der Oberseite vier Bohrungen. Verwenden Sie nur zwei. Falls möglich, die beiden äußeren Bohrungen verwenden (damit steht mehr Platz für Wartungsarbeiten am Lüfter zur Verfügung).

Hinweis: Beim Ersatz von ACS400 Frequenzumrichtern können die Original-Bohrungen wieder verwendet werden. Bei den Baugrößen R1 und R2 sind die Montage-Bohrungen identisch. Bei den Baugrößen R3 und R4 passen die inneren Montage-Bohrungen oben am ACS550 zu den Bohrungen des ACS400.

Abnehmen der Gehäuseabdeckung


IP 21 / UL-Typ 1

- 1. Nehmen Sie das Bedienpanel ab, falls vorhanden.
- 2. Lösen Sie die Befestigungsschraube oben
- 3. Greifen Sie die Gehäuseabdeckung oben und nehmen Sie sie ab.



IP 54 / UL-Typ 12

- Wenn die Haube aufgesetzt ist: Befestigungsschrauben (2) der Haube herausdrehen.
- 2. Wenn die Haube aufgesetzt ist: Haube nach oben schieben und von der Abdeckung abnehmen.
- 3. Die unverlierbaren Schrauben in den Rändern der Abdeckung lösen.
- 4. Die Abdeckung abnehmen.




Montage des Frequenzumrichters

IP 21 / UL-Typ 1

 Setzen Sie den ACS550 auf die Montageverschraubung/Stehbolzen und ziehen Sie die Schrauben an allen vier Ecken fest.

Hinweis: Heben Sie den ACS550 am Metallchassis (Baugröße R6 an den Hebeöffnungen oben auf beiden Seiten).

2. Für nicht-englischsprachige Montageorte: Überkleben Sie den Warnaufkleber oben am Modul mit der Ausführung in der erforderlichen Sprache.




IP 54 / UL-Typ 12

Bei IP54 / UL-Typ 12 Gehäusen sind Gummistopfen in den Bohrungen der Montageschlitze erforderlich.

- 1. Falls erforderlich, die Gummistopfen entfernen. Die Stopfen von hinten herausdrücken.
- Baugrößen R5 und R6: Ausrichten der Metallblechhaube (nicht abgebildet) vorn vor den oberen Montagebohrungen. (Anbringen ist Teil des nächsten Schritts.)
- 3. Setzen Sie den ACS550 auf die Montageverschraubung/Stehbolzen und ziehen Sie die Schrauben an allen vier Ecken fest.

Hinweis: Heben Sie den ACS550 am Metallchassis (Baugröße R6 an den Hebeöffnungen oben auf beiden Seiten).



- 4. Setzen Sie die Gummistopfen wieder ein.
- 5. Für nicht-englischsprachige Montageorte: Überkleben Sie den Warnaufkleber oben am Modul mit der Ausführung in der erforderlichen Sprache.

Kabelanschlüsse - Übersicht

Kabelanschluss-Satz

Die Verkabelung bei einem IP 21 / UL-Typ 1 Gehäuse erfordert einen Kabelanschluss-Satz aus folgenden Teilen:

- Anschlusskasten
- fünf (5) EMV-Kabelverschraubungen (nur ACS550-01)
- Muttern
- · Deckel.

Der Anschluss-Satz gehört bei IP 21 / UL-Typ 1 Gehäusen zum Lieferumfang.

Anforderungen an die Verkabelung



WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass der Motor für den Betrieb mit dem ACS550 geeignet ist. Der ACS550 muss von qualifiziertem Fachpersonal gemäß den Anweisungen in Abschnitt *Vorbereitung der Installation* auf Seite *16* installiert werden. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.

Bei der Durchführung der Verkabelung sind folgende Punkte zu beachten:

- Es gibt vier verschiedene Sätze von Montageanweisungen mit einem Satz für jede Kombination von Gehäusen (IP 21 / UL-Typ 1 und IP 54 / UL-Typ 12) und Verkabelungen (Kabelrohr oder Kabel). Stellen Sie sicher, dass die richtige Verkabelung erfolgt.
- Ermitteln Sie die örtlichen EMV-Anforderungen. Siehe Abschnitt Motorkabel-Anforderungen für CE- und C-Tick-Übereinstimmung auf Seite 306. Allgemein gilt:
 - Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen für die Kabelgrößen.
 - Verlegen Sie die verschiedenen Kabelarten voneinander getrennt: Netzanschlusskabel, Motorkabel, Steuer-/Kommunikationskabel und Verkabelung der Bremseinheit.
- Für die Installation der Netzanschluss- und Motorkabel folgende Angaben beachten:

Anschluss	Beschreibung	Spezifikationen und Hinweise
U1, V1, W1 ¹	3-phasige Spannungsversorgung	Netzanschlüsse auf Seite 293
PE	Schutzerde	Erdungsanschlüsse auf Seite 297
U2, V2, W2	Motoranschluss	Motoranschlüsse auf Seite 302

Die Frequenzumrichter ACS550 -x1-xxxx-2 (208...240 V) können mit einer einphasigen Einspeisung versorgt werden, wenn der Ausgangsstrom um 50% gemindert wird. Bei der einphasigen Spannungsversorgung erfolgt der Anschluss an die Klemmen U1 und W1.

 Positionen der Netz- und Motoranschlussklemmen, siehe Abschnitt Leistungsanschlüsse auf Seite 26. Spezifikationen der Leistungsanschlüsse, siehe Abschnitt Leistungsklemmen des Frequenzumrichters auf Seite 299.


- Informationen zu asymmetrisch geerdeten TN-Systemen enthält Abschnitt Asymmetrisch geerdete TN-Systeme auf Seite 298.
- IT-Systeme, siehe Abschnit IT-Systeme auf Seite 298.
- Für Baugröße R6, siehe Abschnitt *Leistungsanschlüsse Baugröße R6* auf Seite 300 zur Installation der richtigen Kabelschuhe.
- Für Frequenzumrichter mit Bremsbetrieb (optional) folgende Angaben beachten:

Baugröße	Anschluss	Beschreibung	Bremszubehör
R1, R2	BRK+, BRK-	Bremswiderstand	Bremswiderstand. Siehe Abschnitt Bremskomponenten auf Seite 309.
R3, R4, R5, R6	UDC+, UDC-	DC-Stromschienen	Wenden Sie sich an Ihre ABB- Vertretung zur Bestellung von:
			Bremseinheit oder
			Chopper und Bremswiderstand

- Zur Installation der Steuerkabel die Angaben in folgenden Abschnitten beachten:
 - Steuerkabelanschluss-Tabelle auf Seite 29
 - Steueranschlüsse auf Seite 314
 - Applikationsmakros auf Seite 83
 - Vollständige Parameterbeschreibungen auf Seite 112
 - Integrierter Feldbus EFB auf Seite 211
 - Feldbus-Adapter auf Seite 247.

Leistungsanschlüsse


In der folgenden Abbildung sind die Anschlüsse der Baugröße R3 dargestellt, die generell für die Baugrößen R1...R6 gelten, mit Ausnahme der Leistungs- und Erdungsanschlüsse der Baugrößen R5/R6.





WARNUNG! Um Gefahren oder Schäden am Frequenzumrichter, an IT-Systemen und asymmetrisch geerdeten TN-Systemen zu vermeiden, siehe Abschnitt *Abklemmen des internen EMV-Filters* auf Seite 28.

In den folgenden Abbildungen sind die Anordnung der Netzanschluss- und Erdungsklemmen bei den Baugrößen R5 und R6 dargestellt.





WARNUNG! Um Gefahren oder Schäden am Frequenzumrichter, an IT-Systemen und asymmetrisch geerdeten TN-Systemen zu vermeiden, siehe Abschnitt *Abklemmen des internen EMV-Filters* auf Seite 28.

Abklemmen des internen EMV-Filters

In bestimmten Typen von Systemen müssen Sie den internen EMV-Filter abklemmen, der andernfalls das System über die EMV-Filter-Kondensatoren mit dem Erdpotenzial verbunden wird und dadurch Gefährdungen oder Schäden am Frequenzumrichter entstehen können.

Hinweis: Das Abklemmen des internen EMV-Filters erhöht die leitungsgebundenen Emissionen und verringert die EMV-Kompatibilität des Frequenzumrichters.

In der folgenden Tabelle sind die Installationsrichtlinien entsprechend Netztyp und Baugröße für die EMV-Filterschrauben aufgeführt, um den Filter anzuschließen oder abzuklemmen. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Netztypen siehe *IT-Systeme* auf Seite 298 und *Asymmetrisch geerdete TN-Systeme* auf Seite 298.

Die Lage der Schrauben EM1 und EM3 ist im Diagramm auf Seite 26 aufgeführt. Die Lage der Schrauben F1 und F2 ist im Diagramm auf Seite 27 aufgeführt.

Baugrößen	Schrau- be	Symmetrisch geerdete TN-Systeme (TN-S-Netze)	Asymmetrisch geerdete TN-Netze	IT-Netze (ungeerdet oder ein hochohmig geerdet [> 30 Ohm])
R1R3	EM1	Х	х	•
KIK3	EM3 ¹	Х	•	•
R4	EM1	Х	х	-
K4	EM3 ¹	Х	-	-
R5R6	F1	Х	х	-
N3K0	F2	Х	х	-

x = Die Schraube montieren. (EMV-Filter wird angeschlossen.)

 ⁼ Und die Schraube durch die im Lieferumfang enthaltene Kunststoffschraube ersetzen. (EMV-Filter wird abgeklemmt.)

^{- =} Die Schraube entfernen. (EMV-Filter wird abgeklemmt.)

¹ Bei ACS550-U1-Frequenzumrichtern ist die Schraube EM3 im Lieferzustand bereits entfernt.

Steuerkabelanschluss-Tabelle

Die folgende Tabelle enthält Angaben zum Anschluss der Steuerkabel an Klemmenblock X1 des Frequenzumrichters.

	X1		Hardware-Beschreibung	
1 SCR Anschluss für Signalkabelschirm. (Intern am Gehäusebod		SCR	Anschluss für Signalkabelschirm. (Intern am Gehäuseboden angeschlossen.)	
	2	Al1	Analoger Eingangskanal 1, programmierbar. Standard ² = Frequenzsollwert. Auflösung 0,1%, Genauigkeit ±1%.	
			Zwei verschiedene Typen von DIP-Schaltern können benutzt werden.	
			J1: Al1 OFF: 010 V (R _i = 312 kOhm)	
			J1: Al1 ON: 020 mA (R _i = 100 Ohm)	
E/A	3	AGND	Masse Analogeingangskreis (intern mit der Masse des Chassis verbunden über 1 MOhm).	
og I	4	+10 V	Potentiometer-Sollwertquelle: 10 V $\pm 2\%$, max. 10 mA (1 kOhm $\leq R \leq$ 10 kOhm).	
Botal4+10 VPotentiometer-Sollwertquelle: 10 V ±2%, max. 10 mA (1 kOhm ≤ R ≤ 1 standard² = nicht verwen Auflösung 0,1%, Genauigkeit ±1%.		Analoger Eingangskanal 2, programmierbar. Standard ² = nicht verwendet. Auflösung 0,1%, Genauigkeit ±1%.		
			Es können zwei DIP-Schaltertypen verwendet werden.	
			J1: Al2 OFF: 010 V (R _i = 312 kOhm)	
			J1: Al2 ON: 020 mA (R_i = 100 Ohm) $\begin{bmatrix} \boxed{9} \\ \end{bmatrix}$ \rightarrow $\boxed{9}$	
	6	AGND	Masse Analogeingangskreis (intern mit der Masse des Chassis verbunden über 1 MOhm).	
	7	AO1	Analogausgang, programmierbar. Standard ² = Frequenz. 020 mA (Last < 500 Ohm). Genauigkeit ±3 %.	
8 AO2 Analogausgang, programmierbar. Standard ² = Strom. 020 mA (Las Genauigkeit ±3 %.		Analogausgang, programmierbar. Standard ² = Strom. 020 mA (Last < 500 Ohm). Genauigkeit ±3 %.		
	9	AGND	Masse Analogausgangskreis (intern mit der Masse des Chassis verbunden. über 1 MOhm).	
	10	+24V	Hilfsspannungsausgang 24 V DC / 250 mA (Bezug zu GND), mit Kurzschluss-Schutz.	
	11	GND	Hilfsspannungsausgang Masse (intern erdfrei)	
igitaleingänge ¹	12	DCOM	Masse Digitaleingang. Zum Aktivieren eines Digitaleingangs muss eine Spannungsdifferenz ≥ +10 V (oder ≤ -10 V) zwischen dem betreffenden Eingang und DCOM bestehen. Die 24 V können durch den ACS550 (X1-10) oder durch eine externe 1224 V Quelle mit beliebiger Polarität geliefert werden.	
13 DI1 Digitaleingang 1, programmierbar. Standard ² = Start/Stop.		Digitaleingang 1, programmierbar. Standard ² = Start/Stop.		
οjo	14	DI2	Digitaleingang 2, programmierbar. Standard ² = Vorw./Rückw.	
	15	DI3	Digitaleingang 3, programmierbar. Standard ² = Konstantdrehzahlausw. (Code).	
	16	DI4	Digitaleingang 4, programmierbar. Standard ² = Konstantdrehzahlausw. (Code).	
	17	DI5	Digitaleingang 5, programmierbar. Standard ² = Rampenpaar-Auswahl (Code).	
	18	DI6	Digitaleingang 6, programmierbar. Standard ² = nicht verwendet.	

		X1	Hardware-Beschreibung		
	19	RO1C		Relaisausgang 1, programmierbar. Standard ² = Bereit	
	20	RO1A		Maximum: 250 V AC / 30 V DC, 2 A Minimum: 500 mW (12 V, 10 mA)	
ge	21	RO1B]	Williamum. 500 mw (12 V, 10 mA)	
ausgänge	22	RO2C		Relaisausgang 2, programmierbar. Standard ² = Läuft Maximum: 250 V AC / 30 V DC, 2 A Minimum: 500 mW (12 V, 10 mA)	
ans	23	RO2A			
Relais	24	RO2B]		
æ	25	RO3C		Relaisausgang 3, programmierbar. Default ² = Störung(-1)	
	26	RO3A		Maximum: 250 V AC / 30 V DC, 2 A Minimum: 500 mW (12 V, 10 mA)	
	27	RO3B			

Digitaleingangsimpedanz 1,5 kOhm. Die maximale Spannung für Digitaleingänge beträgt 30V.

Hinweis: Die Klemmen 3, 6 und 9 liegen am selben Potenzial.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen meldet das Fehlerrelais ein "Fehler"-Signal, wenn der ACS550 abgeschaltet wird.




WARNUNG! Alle ELV (Extra Low Voltage) Kreise, die an den Frequenzumrichter angeschlossen sind, müssen in einer Zone mit Potenzialausgleich verwendet werden, d.h. in einer Zone, in der alle gleichzeitig zugänglichen leitenden Teile elektrisch verbunden sind, um gefährliche Spannungen zwischen ihnen zu vermeiden. Dies wird durch eine korrekte Anlagen-Erdung erreicht.

Die Anschlüsse auf der Steuerkarte / Regelungseinheit und den Optionsmodulen, die an die Karte angeschlossen sind, erfüllen die Anforderungen der Protective Extra Low Voltage (PELV) gemäß EN 50178 unter der Bedingung, das die externen Stromkreise, die an die Klemmen angeschlossen sind, auch die Anforderungen erfüllen und der Installationsort unterhalb 2000 m (6562 ft) über N.N. liegt.

Die Digitaleingangsanschlüsse können entweder mit einer PNP- oder NPN-Konfiguration verbunden werden.

PNP-Anschluss (Quelle)



NPN-Anschluss (Senke)

X1		
-	10	+24V
	11	GND
	12	DCOM
	13	DI1
		DI2
	15	DI3
	16	DI4
	17	DI5
	18	DI6

Standardwerte, abhängig vom verwendeten Makro. Die angegebenen Werte gelten für das Standard-Makro. Siehe Kapitel Applikationsmakros auf Seite 83.

Isolation der Baugruppe prüfen

Prüfen der Motor- und Motorkabelisolation

An keinem Teil des Frequenzumrichters dürfen Spannungsprüfungen oder Prüfungen des Isolationswiderstands durchgeführt werden, da der Frequenzurmichter dadurch beschädigt werden kann. Die Isolation wurde bei jedem Frequenzumrichter zwischen Hauptstromkreis und Gehäuse werksseitig geprüft. Außerdem sind im Inneren des Frequenzumrichters spannungsbegrenzende Schaltkreise, die die Prüfspannung automatisch verringern.


Einspeisekabel

Die Isolation vor Anschluss des Frequenzumrichters an das Einspeisekabel prüfen; die örtlichen Vorschriften und Gesetze sind einzuhalten.

Motor und Motorkabel

Prüfen Sie die Isolation des Motors und des Motorkabels wie folgt:

- 1. Prüfen Sie, dass das Motorkabel an den Motor angeschlossen und von den Ausgangsklemmen U2, V2 und W2 des Frequenzumrichters getrennt ist.
- 2. Messen Sie die Isolationswiderstände zwischen jeweils zwei Phasen sowie jeder Phase und der Schutzerde mit einer Messspannung von 1000 V DC. Der Isolationswiderstand eines ABB-Motors muss 100 MOhm überschreiten (Sollwert bei 25 °C oder 77 °F). Die Isolationswiderstände anderer Motoren entnehmen Sie bitte der Anleitung des Herstellers.




Hinweis: Feuchtigkeit im Motorgehäuse reduziert den Isolationswiderstand. Bei Verdacht auf Feuchtigkeit den Motor trocknen und die Messung wiederholen.

Anschluss der Verdrahtung


Verkabelung von IP21 / UL-Typ 1 Gehäusen mit Kabeln


- Entfernen Sie die Abdeckungen für die Verschraubungen im Kabelanschlusskasten. (Siehe Abschnitt Kabelanschluss-Satz auf Seite 24.)
- Montieren Sie die Verschraubungen für die Netz- und Motorkabel.



X0004


- 3. Am Netzkabel die Ummantelung weit genug entfernen, damit die Leiter einzeln problemlos auf die Klemmen gelegt werden können.
- 4. Am Motorkabel die Ummantelung weit genug entfernen, damit der Kupferdrahtschirm soweit freigelegt wird, dass er zu einem Bündel verdrillt werden kann. Die Länge des Schirmbündels darf nicht mehr als das Fünffache seiner Breite betragen, um Störabstrahlungen zu minimieren. Unter den Verschraubungen wird eine 360°-Erdung des Motorkabels empfohlen, um Störabstrahlungen zu verringern. In diesem Fall muss die Ummantelung des Kabels im Bereich der Verschraubung entfernt werden.







Hinweis: Für Baugröße R6 siehe Abschnitt *Leistungsanschlüsse - Baugröße R6* auf Seite *300*.

- 7. Das verdrillte Bündel des Motorkabelschirms an die Klemme GND anschließen.
- 8. Den Kabelanschlusskasten installieren und die Kabelhalterungen fest anziehen.
- Kabelverschraubung(en) für Steuerkabel installieren.
 (Netz-/Motorkabel und -Klemmen sind in der Abbildung nicht dargestellt.)
- Mantelung der Steuerkabel entfernen und den Kupferschirm zu einem Bündel verdrillen.
- 11. Steuerkabel einführen und die Verschraubung festziehen.
- 12. Das Kabelschirmende der Digital- und Analog-E/A-Kabel wird an X1-1 angeschlossen. (Nur antriebsseitig erden.)
- Die einzelnen Leiter der Steuerkabel abisolieren und auf die entsprechenden Klemmen des Frequenzumrichters legen. Siehe Abschnitt Steuerkabelanschluss-Tabelle auf Seite 29. Mit einem Anzugsmoment von 0,4 N·m (0,3 lb·ft festziehen).
- 14. Deckel auf den Kabelanschlusskasten aufsetzen und festschrauben (1 Schraube).



Bau-	Anzugsmomente		
größe	Nm	lb·ft	
R1, R2	1.4	1	
R3	2.5	1.8	
R4	5,6; PE: 2	4; PE 1,5	
R5	15	11	
R6	40; PE: 8	30; PE: 6	






IP2003

Verkabelung IP21 / UL-Typ 1 Gehäuse mit Kabelrohr


- Entfernen Sie die Abdeckungen für die Verschraubungen im Kabelanschlusskasten. (Siehe Abschnitt Kabelanschluss-Satz auf Seite 24.)
- 2. Montieren Sie die Kabelverschraubungen (nicht mitgeliefert).
- 3. Installieren Sie den Kabelanschluss-/Verschraubungskasten.
- 4. Verbinden Sie Kabelrohre und Anschlusskasten.




- 6. Leiter abisolieren.
- Die Leiter der Netz-/Motor- und Erdungskabel auf die jeweiligen Klemmen am Frequenzumrichter legen. Anzugsmomente siehe Tabelle auf der rechten Seite.


Hinweis: Für Baugröße R6 siehe Abschnitt *Leistungsanschlüsse - Baugröße R6* auf Seite *300*.

- 8. Steuerkabel in den Kabelrohren verlegen (müssen getrennt von den Rohren der Einspeisekabel und Motorkabel verlaufen).
- 9. Mantelung der Steuerkabel entfernen und den Kupferschirm zu einem Bündel verdrillen.
- Das Kabelschirmende der Digital- und Analog-E/A-Kabel wird an X1-1 angeschlossen. (Nur antriebsseitig erden.)
- Die einzelnen Leiter der Steuerkabel abisolieren und auf die entsprechenden Klemmen des Frequenzumrichters legen. Siehe Abschnitt Steuerkabelanschluss-Tabelle auf Seite 29. Mit einem Anzugsmoment von 0,4 N·m (0,3 lb·ft festziehen).
- 12. Deckel auf den Kabelanschlusskasten aufsetzen und festschrauben (1 Schraube).







Bau-	Anzugsmomente		
größe	Nm	lb·ft	
R1, R2	1.4	1	
R3	2.5	1.8	
R4	5,6; PE: 2	4; PE 1,5	
R5	15	11	
R6	40; PE: 8	30; PE: 6	



Verkabelung IP54 / UL-Typ 12 Gehäuse mit Kabeln

- Durchführungsdichtungen der Leistungs-, Motorund Steuerkabel wie erforderlich aufschneiden. Die Dichtungen sind konusförmige Gummistopfen unten am Frequenzumrichter. Der konische Teil der Dichtungen muss nach unten zeigen, wenn die Dichtungen in die Öffnungen der Durchführungsplatte eingesetzt werden.
- 2. Am Netzkabel die Ummantelung weit genug entfernen, damit die Leiter einzeln problemlos auf die Klemmen gelegt werden können.
- 3. Am Motorkabel die Ummantelung weit genug entfernen, damit der Kupferdrahtschirm soweit freigelegt wird, dass er zu einem Bündel verdrillt werden kann. Die Länge des Schirmbündels darf nicht mehr als das Fünffache seiner Breite betragen, um Störabstrahlungen zu minimieren. Unter den Verschraubungen wird eine 360°-Erdung des Motorkabels empfohlen, um Störabstrahlungen zu verringern. In diesem Fall muss die Ummantelung des Kabels im Bereich der Verschraubung entfernt werden.
- 4. Beide Kabel durch die Klammern/Zugentlastung führen und die Klammern fest anziehen.
- Die Leiter der Netz-/Motor- und Erdungskabel abisolieren und auf die jeweiligen Klemmen am Frequenzumrichter legen. Anzugsmomente siehe Tabelle rechts.






Bau-	Anzugsmomente		
größe	Nm	lb·ft	
R1, R2	1.4	1	
R3	2.5	1.8	
R4	5,6; PE: 2	4; PE 1,5	
R5	15	11	
R6	40; PE: 8	30; PE: 6	

Hinweis: Für Baugröße R6 siehe Abschnitt *Leistungsanschlüsse - Baugröße R6* auf Seite *300*.

- 6. Das verdrillte Bündel des Motorkabelschirms an die Klemme GND anschließen.
- 7. Mantelung der Steuerkabel entfernen und den Kupferschirm zu einem Bündel verdrillen.
- 8. Steuerkabel einführen und die Verschraubung festziehen.
- 9. Das Kabelschirmende der Digital- und Analog-E/A-Kabel wird an X1-1 angeschlossen. (Nur antriebsseitig erden.)
- Die einzelnen Leiter der Steuerkabel abisolieren und auf die entsprechenden Klemmen des Frequenzumrichters legen. Siehe Abschnitt Steuerkabelanschluss-Tabelle auf Seite 29. Mit einem Anzugsmoment von 0,4 N·m (0,3 lb·ft festziehen).



IP5005

Verkabelung IP54 / UL-Typ 12 Gehäuse mit Kabelrohr

- Kabeleinführungsdichtungen abnehmen, wo die Kabelrohre installiert werden sollen. (Die Dichtungen sind konusförmige Gummistopfen unten am Frequenzumrichter.)
- 2. Für jede Rohreinführung eine wasserdichte Verschraubung installieren (nicht mitgeliefert).




- 4. Die Motorkabel durch die Einführung ziehen.
- 5. Die Leiter abisolieren.
- Die Leistungs-, Motor-, und Erdleiter an die Klemmen des Frequenzumrichters anschließen. Anzugsmomente siehe Tabelle rechts.

Hinweis: Für Baugröße R6 siehe Abschnitt *Leistungsanschlüsse - Baugröße R6* auf Seite *300*.

- 7. Steuerkabel in den Kabelrohren verlegen.
- 8. Mantelung der Steuerkabel entfernen und den Kupferschirm zu einem Bündel verdrillen.



10. Die einzelnen Leiter der Steuerkabel abisolieren und auf die entsprechenden Klemmen des Frequenzumrichters legen. Siehe Abschnitt Steuerkabelanschluss-Tabelle auf Seite 29. Mit einem Anzugsmoment von 0,4 N·m (0,3 lb·ft festziehen).



Bau-	Anzugsmomente				
größe	Nm	lb·ft			
R1, R2	1.4	1			
R3	2.5	1.8			
R4	5,6; PE: 2	4; PE 1,5			
R5	15	11			
R6	40; PE: 8	30; PE: 6			

Prüfung der Installation


Führen Sie vor dem Einschalten der Spannungsversorgung folgende Prüfungen durch.

~	Prüfen
	Die Umgebung des Installationsortes entspricht den Anforderungen an die Umgebungsbedingungen des Frequenzumrichters.
	Der Frequenzumrichter ist sicher und fest montiert.
	Die Abstände um den Frequenzumrichter entsprechen den spezifizierten Kühlungsanforderungen.
	Der Motor und angetriebene Maschinen sind startbereit.
	Für IT-Systeme und asymmetrisch geerdete TN-Systeme: Der interne EMV-Filter ist abgeklemmt (siehe Abschnitt <i>Abklemmen des internen EMV-Filters</i> auf Seite <i>28</i>).
	Der Antrieb ist ordnungsgemäß geerdet.
	Die Netzanschluss-Spannung entspricht der Eingangsnennspannung des Frequenzumrichters.
	Die Eingangs- (3~-) Anschlüsse an U1, V1, und W1 sind ordnungsgemäß mit dem richtigen Anzugsmoment ausgeführt.
	Die Eingangs- (Netz-) Sicherungen sind installiert.
	Die Motoranschlüsse an U2, V2, und W2 sind ordnungsgemäß mit dem richtigen Anzugsmoment ausgeführt.
	Das Motorkabel ist getrennt von anderen Kabeln verlegt.
	KEINE Leistungsfaktor-Kompensationskondensatoren sind am Motorkabel angeschlossen.
	Die Steueranschlüsse sind ordnungsgemäß mit dem richtigen Anzugsmoment ausgeführt.
	KEINE Werkzeuge oder Fremdkörper (wie Bohrspäne) befinden sich im Frequenzumrichtergehäuse.
	Es ist KEINE andere Spannungsquelle an den Motor (wie z.B. Bypass-Anschluss) angeschlossen – an die Ausgänge des Frequenzumrichters ist keine Eingangsspannung angelegt.

Montieren der Gehäuseabdeckung


IP 21 / UL-Typ 1

- 1. Richten Sie die Abdeckung aus und schieben Sie sie auf das Gehäuse.
- 2. Drehen Sie die Befestigungsschraube fest.
- 3. Das Bedienpanel wieder montieren.
- 4. Fortsetzung mit der Inbetriebnahme. Siehe Kapitel *Inbetriebnahme*, *Steuerung mit E/A und ID-Lauf* auf Seite *39*.



IP 54 / UL-Typ 12

- Richten Sie die Abdeckung aus und schieben Sie sie auf das Gehäuse.
- 2. Ziehen Sie die Schrauben an den Rändern der Abdeckung fest.
- Schieben Sie die Haube oben auf die Abdeckung. (Nur bei UL-Typ 12 Installationen.)
- 4. Befestigen Sie die Haube mit zwei Schrauben. (Nur bei UL-Typ 12 Installationen.)
- Stecken Sie das Bedienpanel wieder auf.



Hinweis: Das Bedienpanelfenster muss verschlossen sein, damit die Schutzart IP 54/UL-Typ 12 eingehalten wird.

- 6. Option: Mit einem Schloss (nicht mitgeliefert) können Sie das Bedienpanelfenster verschließen.
- 7. Fortsetzung mit der Inbetriebnahme. Siehe Kapitel *Inbetriebnahme, Steuerung mit E/A und ID-Lauf* auf Seite 39.

Inbetriebnahme, Steuerung mit E/A und ID-Lauf

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zu:

- der Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme
- Start, Stop, Wechsel der Drehrichtung und Regelung der Drehzahl des Motors über die E/A-Schnittstelle
- Ausführung eines Motor-Identifikationslaufs durch den Frequenzumrichter.

Die Verwendung von Bedienpanels für diese Aufgaben wird in diesem Kapitel in Kurzform dargestellt. Detaillierte Angaben zu Verwendung / Funktion von Bedienpanels enthält Kapitel *Bedienpanels* ab Seite *51*.

Inbetriebnahme des Frequenzumrichters

Die Art der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ist davon abhängig, welches Bedienpanel benutzt wird.

- Wenn Sie ein Komfort-Bedienpanel haben, können Sie entweder den Start-Up-Assistenten nutzen (siehe Abschnitt Ausführung der geführten Inbetriebnahme auf Seite 45) oder eine eingeschränkte Inbetriebnahme ausführen (siehe Abschnitt Durchführung der eingeschränkten Inbetriebnahme auf Seite 39).
 - Der Start-Up-Assistent, der nur Bestandteil des Komfort-Bedienpanels ist, führt Sie durch alle wesentlichen Einstellungen, die vorgenommen werden müssen. Bei der eingeschränkten Inbetriebnahme erfolgt keine Hilfestellung durch den Frequenzumrichter; Sie nehmen die Grundeinstellungen entsprechend den Anweisungen im Handbuch vor.
- **Wenn Sie ein Basis-Bedienpanel haben**, befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt *Durchführung der eingeschränkten Inbetriebnahme* auf Seite 39.

Durchführung der eingeschränkten Inbetriebnahme

Für die eingeschränkte Inbetriebnahme können Sie das Basis-Bedienpanel oder das Komfort-Bedienpanel benutzen. Die folgenden Anweisungen gelten für beide Bedienpanels, die Anzeigen gelten für die Basis-Bedienpanel-Anzeigen, wenn sie sich nicht ausschließlich auf die Komfort-Bedienpanels beziehen.

Vor dem Start müssen Sie die Daten des Motorschildes zur Hand haben.

SICHERHEIT



Die Inbetriebnahme darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden.

Die Sicherheitsvorschriften in Kapitel *Sicherheitsvorschriften* müssen während des Inbetriebnahmevorgangs befolgt werden.



Der Frequenzumrichter startet beim Einschalten automatisch, wenn ein externer Startbefehl aktiv ist.

PAR SET FWD

Prüfung der Installation. Siehe Checkliste in Kapitel *Installation*, Seite 37. Prüfen Sie, dass durch den Start des Motors keine Gefährdungen entstehen. Koppeln Sie die angetriebene Maschine ab, wenn: durch eine falsche Drehrichtung des Motors eine Gefährdung entstehen kann, oder • ein ID-Lauf während der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ausgeführt werden muss. Ein ID-Lauf ist nur für Anwendungen erforderlich, bei denen eine Motorregelung mit höchster Genauigkeit wichtig ist. EINSCHALTEN DER SPANNUNGSVERSORGUNG Einschalten der Spannungsversorgung. REM Das Basis-Bedienpanel ist nach dem Einschalten im OUTPUT Ausgabemodus. Das Komfort-Bedienpanel fragt, ob Sie den Start-Up-REM UWAHL Möchten Sie den Assistenten verwenden möchten. Durch Drücken der Taste Start-up-Assistenten nutzen? zurück, wird der Start-Up-Assistent nicht gestartet und Sie Ja können mit der manuellen Inbetriebnahme in gleicher Weise, <u>Nein</u> ZURÜCK 00:00 wie unten für das Basis-Bedienpanel beschrieben, fortfahren. MANUELLE EINGABE DER INBETRIEBNAHMEDATEN (Gruppe 99: DATEN) REM OPAR ÄNDERN -Wenn ein Komfort-Bedienpanel angeschlossen ist, wählen Sie die Sprache aus (das Basis-Bedienpanel unterstützt keine 9901 AUSW SPRACHE DEUTSCH Spracheneinstellung). Parameter 9901 enthält die [0] einstellbaren Sprachen. Sie finden die ABBRUCH 00:00 SICHERN Parameterbeschreibungen in Abschnitt Vollständige Parameterbeschreibungen ab Seite 112. Die allgemeine Vorgehensweise bei der Parametereinstellung ist nachfolgend für das Basis-Bedienpanel beschrieben. Detaillierte Angaben für das Basis-Bedienpanel finden Sie auf Seite 79. Informationen zum Komfort-Bedienpanel finden Sie auf Seite 59. Generelle Vorgehensweise bei der Parametereinstellung: REM 1. Zurück zum Hauptmenü mit Taste \times, wenn in der unteren Zeile MENU FWD OUTPUT angezeigt wird; sonst wiederholt Taste 7 drücken, bis MENU unten angezeigt wird. 2. Tasten drücken, ▲ /▼ bis "PAr" und dann ▼. REM PAR 3. Aufrufen der gewünschten Parametergruppe mit den Tasten REM v und dann . FWD PAR 4. Aufrufen des gewünschten Parameters in der Gruppe mit den Tasten REM \triangle 5. Taste Tribunda für ca. zwei Sekunden drücken, bis der Parameterwert REM

angezeigt wird mit **SET** unter dem Wert.

- 6. Ändern der Einstellung des Wertes mit den Tasten 🔼 🔻. Die Wertänderungen gehen schneller, wenn Sie die Tasten gedrückt halten.
- 7. Speichern des Parameterwerts durch Drücken der Taste \subseteq.

Auswahl des Applikationsmakros (Parameter 9902). Die allgemeine Vorgehensweise zur Parametereinstellung ist oben angegeben.


Der Standard Wert 1 (ABB STANDARD) ist in den meisten Fällen verwendbar.

Auswahl des Motorregelungsmodus (Parameter 9904).

1 (SVC DREHZAHL) ist in den meisten Fällen geeignet. 2 (SVC DREHMOM) ist für Anwendungen mit Drehmomentregelung geeignet. 3 (SCALAR (U/F)) wird empfohlen:

- für Mehrmotorenantriebe, wenn die Anzahl der an den Frequenzumrichter angeschlossenen Motoren variabel ist
- wenn der Nennstrom des Motors weniger als 20% des Nennstroms des Frequenzumrichters beträgt
- wenn der Frequenzumrichter für Prüfzwecke ohne angeschlossenen Motor verwendet wird.

☐ Eingabe der Motordaten vom Motor-Typenschild:



- Motor-Nennspannung (Parameter 9905)
- Motor-Nennstrom (Parameter 9906)
 Zulässiger Bereich: 0.2...2.0 · I_{2hd} A
- Motor-Nennfrequenz (Parameter 9907)
- Motor-Nenndrehzahl (Parameter 9908)

REM 1600 U/min PAR SEE FWD

REM 2002 FWD

REM 9902 FWD

REM 9904 FWD

Hinweis: Geben Sie die Motordaten mit exakt den selben Werten ein, die auf dem Motorschild eingetragen sind. Wenn zum Beispiel die Motor-Nenndrehzahl auf dem Motorschild 1470 rpm ist, und Sie geben in Parameter 9908 MOTOR NENNDREHZ 1500 Upm ein, führt dies zu einem fehlerhaften Betrieb des Antriebs.

REM 9905
PAR PWD

REM 9906
PAR FWD

REM 9907

 $_{\text{PAR}} \quad \begin{array}{c} 9908 \\ \text{PAR} \end{array}$

Motor-Nennleistung (Parameter 9909)



Auswahl der Motoridentifikationsmethode (Parameter 9910).

Der Standardwert 0 (AUS) bei dem die Identifikationsmagnetisierung erfolgt, ist für die meisten Applikationen geeignet. Diese Einstellung wird bei der Basis-Inbetriebnahme verwendet. Beachten Sie, dass dies Folgendes voraussetzt:

- Parameter 9904 auf 1 (SVC DREHZAHL) oder auf 2 (SVC DREHMOM) eingestellt ist:, oder
- Parameter 9904 auf 3 (SCALAR (U/F)) eingestellt sein und Parameter 2101 auf 3 (FLIEG SKALAR) oder 5 (FLIEG+ MOMVST).

Bei Auswahl = 0 (AUS), weiter mit dem nächsten Schritt.

Wert 1 (EIN), mit dem ein separater ID-Lauf ausgeführt wird, sollte gewählt werden wenn:

- der Vektorregelungsmodus benutzt wird [Parameter 9904 = 1 (SVC DREHZAHL) oder 2 (SVC DREHMOM)], und/oder
- · der Betriebspunkt nahe Drehzahl Null liegt und/oder
- der Betrieb mit einem Drehmomentbereich oberhalb des Motor-Nennmoments über einen großen Drehzahlbereich und ohne ein gemessenes Drehzahl-Rückführsignal erforderlich ist.

Wenn Sie sich für die Ausführung des ID-Laufs (Wert 1 (EIN)] entscheiden, fahren Sie unter Beachtung der separaten Anweisungen auf Seite 48 in Abschnitt Ausführung des ID-Laufs fort und kehren dann zurück zu Schritt DREHRICHTUNG DES MOTORS auf Seite 43.

ID-MAGNETISIERUNG BEI ID-LAUF, AUSWAHL 0 (AUS/IDMAGN)

Wie oben bereits behandelt, wird die Identifikationsmagnetisierung nur ausgeführt, wenn:

- Parameter 9904 auf 1 (SVC DREHZAHL) oder auf 2 (SVC DREHMOM) eingestellt ist:, oder
- Parameter 9904 auf 3 (SCALAR (U/F)) eingestellt und Parameter 2101 auf 3 (FLIEG SKALAR) oder 5 (FLIEG + MOMVST).

Mit Taste (2) auf Lokalsteuerung umschalten (LOC wird links angezeigt).

Taste 💿 startet den Frequenzumrichter. Das Motormodell wird jetzt durch Magnetisierung des Motors für 10 bis 15 s bei Drehzahl Null (der Motor dreht nicht) berechnet.

DREHRICHTUNG DES MOTORS Prüfung der Drehrichtung des Motors. · Ist der Frequenzumrichter auf Fernsteuerung eingestellt LOC (REM wird links angezeigt), umschalten auf Lokalsteuerung durch Drücken der Taste Rem. • Zurück zum Hauptmenü mit Taste 📆, wenn in der unteren Zeile OUTPUT angezeigt wird; sonst wiederholt Taste drücken, bis MENU unten angezeigt wird. Tasten ▲ ✓ ▼ drücken, bis Sie "rEF" sehen und dann Taste T drücken. • Erhöhen Sie den Frequenz-Sollwert von Null auf einen kleinen Wert mit Taste ... Taste zum Start des Motors drücken. Prüfen, dass die Drehrichtung des Motors mit der Anzeige übereinstimmt (FWD bedeutet vorwärts und REV rückwärts). • Mit Taste 🔘 den Motor stoppen. Ändern der Drehrichtung des Motors: Drehrichtung Trennen Sie den Frequenzumrichter von der vorwärts Spannungsversorgung und warten Sie 5 Minuten damit sich die Zwischenkreis-Kondensatoren entladen. Messen Sie die Spannung zwischen jeder Eingangsklemme (U1, V1 und Drehrichtung W1) und Erde mit einem Mehrfachmessgerät, um rückwärts sicherzustellen, dass der Frequenzumrichter spannungsfrei ist. Tauschen Sie den Anschluss von zwei Motorkabel-Phasenleitern an den Frequenzumrichter-Ausgangsklemmen oder am Motor-Klemmenkasten. • Prüfen Sie das Ergebnis durch Einschalten der Spannungsversorgung des Frequenzumrichters und Wiederholung der Prüfung wie oben beschrieben. DREHZAHLGRENZEN UND BESCHLEUNIGUNGS-/VERZÖGERUNGSZEITEN LOC П Einstellung der Mindestdrehzahl (Parameter 2001). Einstellung der Maximaldrehzahl (Parameter 2002). П LOC Einstellung der Beschleunigungszeit 1 (Parameter 2202). LOC Hinweis: Prüfen Sie auch die Beschleunigungszeit 2 (Parameter 2205), wenn in der Anwendung zwei Beschleunigungszeiten verwendet werden.

	Einstellung der Verzögerungszeit 1 (Parameter 2203). Hinweis: Stellen Sie auch die Verzögerungszeit 2 (Parameter 2206) ein, wenn in der Anwendung zwei Verzögerungszeiten verwendet werden.	LOC 2203 PAR FWD
SI	CHERN EINES BENUTZER-PARAMETERSATZES UND ABSCH	ILIESSENDE PRÜFUNG
	Die Inbetriebnahme ist jetzt abgeschlossen. Es kann jedoch an dieser Stelle erforderlich sein, die von der Anwendung benötigten Parameter einzustellen und die Einstellungen als Benutzermakro, wie in abschnitt <i>Benutzer-Parametersätze</i> auf seite <i>94</i> beschrieben, zu sichern.	LOC 9902 PAR FWD
	Prüfen, dass der Frequenzumrichter-Status OK ist. Basis-Bedienpanel: Prüfen, dass keine Stör- oder Warnmeldungen im Display angezeigt werden. Wenn Sie die LEDs auf der Vorderseite des Frequenzumrichters prüfen möchten, stellen Sie zuerst den Steuerplatz auf Fernsteuerung (Remote) ein (sonst wird eine Störmeldung erzeugt), bevor Sie das Bedienpanel abnehmen und prüfen, ob die rote LED nicht leuchtet und die grüne LED leuchtet, aber nicht blinkt. Komfort-Bedienpanel: Prüfen, dass keine Stör- oder Warnmeldungen im Display angezeigt werden und dass die LED grün leuchtet und nicht blinkt.	
	Der Frequenzumrichter ist jetzt bereit für den E	Betrieb.

Ausführung der geführten Inbetriebnahme

Zur Ausführung der geführten Inbetriebnahme benötigen Sie das Komfort-Bedienpanel mit den integrierten Assistenten.

Vor dem Start müssen Sie die Daten des Motorschildes zur Hand haben.

SICHERHEIT



Die Inbetriebnahme darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden.

Die Sicherheitsvorschriften in Kapitel *Sicherheitsvorschriften* müssen während des Inbetriebnahmevorgangs befolgt werden.



Der Frequenzumrichter startet beim Einschalten automatisch, wenn ein externer Startbefehl aktiv ist.

- ☐ Prüfung der Installation. Siehe Checkliste in Kapitel *Installation*, Seite 37.
- □ Prüfen Sie, dass durch den Start des Motors keine Gefährdungen entstehen.

Koppeln Sie die angetriebene Maschine ab, wenn:

- durch eine falsche Drehrichtung des Motors eine Gefährdung entstehen kann, oder
- ein ID-Lauf während der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ausgeführt werden muss. Ein ID-Lauf ist nur für Anwendungen erforderlich, bei denen eine Motorregelung mit höchster Genauigkeit wichtig ist.

EINSCHALTEN DER SPANNUNGSVERSORGUNG

- ☐ Einschalten der Spannungsversorgung. Das Bedienpanel fragt zuerst, ob Sie den Start-up-Assistenten nutzen möchten.
 - Mit Taste (wenn la hervorgehoben ist), den Start-up-Assistenten ausführen.
 - Mit Taste ZURÜCK, den Start-Up-Assistenten nicht verwenden.
 - Drücken Sie Taste zur Markierung von Neim und drücken Sie dann wenn die Tafel beim nächsten Mal, wenn Sie den Frequenzumrichter einschalten, fragen soll (oder nicht fragen soll), ob Sie den Start-up-Assistenten wieder verwenden wollen.



REM UWAHL
Den Start-up-Assist
beim nächsten Startvorgang anzeigen?
Nein
ZURUCK 00:00 OK

AUSWAHL DER SPRACHE

□ Wenn Sie sich für die Verwendung des Start-Up-Assistenten entschieden haben, werden Sie in der Anzeige zur Auswahl der Sprache aufgefordert. Blättern Sie zum gewünschten Parameterwert mit den Tasten ✓ vund drücken Sie suchern zur Bestätigung.

Durch Drücken der Taste wird der Start-up-Assistent gestoppt.

REM & PAR ÄNDERN
9901 AUSW SPRACHE
DEUTSCH
[0]
ZURÜCK 00:00 SICHERN

	START DER INBETRIEBNAHME MIT DEM ASSISTENTEN				
	Der Start-Up-Assistent führt Sie jetzt durch die einzelnen Schritte der Inbetriebnahme, beginnend mit den Motor-Einstellungen. Geben Sie die Motordaten mit exakt den selben Werten ein, die auf dem Motorschild eingetragen sind. Blättern Sie zum gewünschten Parameterwert mit den Tasten und drücken Sie zur Bestätigung und Fortsetzung des Start-Up-Assistenten. Hinweis: Jedes Mal, wenn Sie die Taste Zuruck drücken, wird der Start-up-Assistent gestoppt und die Anzeige wechselt in den Ausgabemodus.	REM PAR ÄNDERN 9905 MOTOR NENNSPG 220 V ZURÜCK 00:00 SICHERN			
	 Nach Abschluss einer Inbetriebnahme-Aufgabe, schlägt der Inbetriebnahme-Assistent die nächste vor. Mit Taste (wenn Weiter hervorgehoben ist), um mit der vorgeschlagenen Aufgabe fortzufahren. Drücken Sie Taste zur Markierung von Überspringen und drücken Sie dann um zur folgenden Aufgabe zu gehen, ohne die vorgeschlagene Aufgabe auszuführen. Mit Taste den Start-Up-Assistenten stoppen. 	REM EWAHL Möchten Sie das Applikations Setup fortsetzen? Weiter Uberspringen ZURÜCK 00:00 OK			
SIC	HERUNG EINES BENUTZER-PARAMETERSATZES UND ABSCHI	LIESSENDE PRÜFUNG			
	Die Inbetriebnahme ist jetzt abgeschlossen. Es kann jedoch an dieser Stelle erforderlich sein, die von der Anwendung benötigten Parameter einzustellen und die Einstellungen als Benutzermakro, wie in abschnitt <i>Benutzer-Parametersätze</i> auf seite <i>94</i> beschrieben, zu sichern.				
	Nachdem alle Einstellungen abgeschlossen worden sind, prüfen Sie, dass keine Stör- oder Warnmeldungen im Display angezeigt werden und die Bedienpanel-LED grün leuchtet und nicht blinkt.				
	Der Frequenzumrichter ist jetzt bereit für den Betrieb.				

Steuerung des Frequenzumrichters über die E/A-Schnittstelle

In der folgenden Tabelle wird dargestellt, wie der Frequenzumrichter über die Digitalund Analogeingänge gesteuert wird, wenn:

- · die Motordaten eingegeben wurden und
- die Standard-Parameter-Einstellungen (Standard) verwendet werden.

Die Anzeigen der Basis-Bedienpanel werden als Beispiel gezeigt.

VORBEREITENDE EINSTELLUNGEN

Wenn Sie die Drehrichtung ändern wollen, ändern Sie die Einstellung von Parameter 1003 auf 3 (ABFRAGE).

Stellen Sie sicher, dass die Steueranschlüsse entsprechend dem Anschlussplan für das ABB Standard Makro verdrahtet sind.

Der Frequenzumrichter muss auf Fernsteuerung (REM) eingestellt sein. Mit Taste (2000 Umschalten zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung.

Siehe Abschnitt *Makro ABB* Standard auf Seite 84.

Bei Fernsteuerung zeigt die Bedienpanelanzeige den Text REM an.

START DES MOTORS UND REGELUNG DER DREHZAHL

Start durch Aktivierung von Digitaleingang DI1.

Komfort-Bedienpanel: Der Pfeil beginnt zu drehen. Er ist gestrichelt, bis der Sollwert erreicht ist.

Basis-Bedienpanel: Die Textanzeige FWD beginnt schnell zu blinken und stoppt nach Erreichen des Sollwerts.

Regelung der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters (Motordrehzahl) durch Einstellung der Spannung von Analogeingang Al1.

OUTPUT	FWD

REM

REM	50.0 Hz
OUTPUT	FWD

ÄNDERUNG DER DREHRICHTUNG DES MOTORS

Drehrichtungsumkehr: Aktivierung von Digitaleingang DI2.

Drehrichtung vorwärts: Deaktivierung von Digitaleingang DI2.

REM OUTPUT	500 Hz
REM	50.0 HZ
OUTPUT	FWD

STOPPEN DES MOTORS

Deaktivierung von Digitaleingang DI1. Der Motor stoppt. Komfort-Bedienpanel: Der Pfeil hört auf zu drehen.

Basis-Bedienpanel: Textanzeige FWD beginnt langsam zu blinken.

REM OLD HZ
OUTPUT FWD

Ausführung des ID-Laufs

Der Frequenzumrichter berechnet die Motorcharakteristik automatisch mit der Identifizierungsmagnetisierung, wenn der Frequenzumrichter zum ersten Mal gestartet wird und nach Änderung eines Motor-Parameters (Gruppe 99: DATEN). Dieses gilt, wenn Parameter 9910 MOTOR ID LAUF auf den Wert 0 (AUS)eingestellt ist, und

- Parameter 9904 = 1 (SVC:DREHZAHL) oder auf 2 (SVC DREHMOM), oder
- Parameter 9904 auf 3 (SCALAR) eingestellt und Parameter 2101 auf 3 (FLIEG SKALAR) oder 5 (FLIEG + MOMVST).

In den meisten Anwendungen besteht keine Notwendigkeit, einen separaten ID-Lauf auszuführen [9910 MOTOR ID LAUF = 1 (AN)]. Der ID-Lauf sollte ausgeführt werden, wenn:

- der Vektorregelungsmodus benutzt wird [Parameter 9904 = 1 (SVC:DREHZAHL) oder 2 (SVC DREHMOM)], und/oder
- der Betriebspunkt nahe Drehzahl Null liegt und/oder
- der Betrieb mit einem Drehmomentbereich oberhalb des Motor-Nennmoments über einen großen Drehzahlbereich und ohne ein gemessenes Drehzahl-Rückführsignal erforderlich ist.

Hinweis: Werden Motor-Parameter (*Gruppe 99: DATEN*) nach dem ID-Lauf geändert, muss er wiederholt werden.

Ausführung des ID-Laufs

Die allgemeine Vorgehensweise zur Parametereinstellung wird hier nicht wiederholt. Für Komfort-Bedienpanel siehe Seite 59 und für das Basis-Bedienpanel Seite 79 in Kapitel *Bedienpanels*.

WARNUNG! Der Motor beschleunigt während des ID-Laufs auf ungefähr 50...80 % der Nenndrehzahl. Der Motor dreht in Drehrichtung vorwärts. Stellen Sie vor dem ID-Lauf sicher, dass der Motor ohne Gefährdungen angetrieben werden kann! □ Koppeln Sie angetriebene Einrichtungen vom Motor ab. □ Prüfen Sie, dass die Einstellungen der Motordaten-Parameter 9905...9909 den Angaben auf dem Motorschild entsprechen, wie in den Schritten auf Seite 41 bereits beschrieben. □ Wenn Parameterwerte (Gruppe 01: BETRIEBSDATEN bis Gruppe 98: OPTIONEN) vor dem

ID-Lauf geändert werden, prüfen Sie, dass die neuen Einstellungen die folgenden

VORPRÜFUNG


Bedingungen erfüllen:

2001 MINIMAL DREHZAHL ≤ 0 Umin

2002 MAXIMAL DREHZAHL > 80% der Motor-Nenndrehzahl

2003 MAXIMAL STROM ≥ I_{2hd}

2017 MAX MOM GRENZE 1 > 50% oder 2018 MAX MOM GRENZE 2 > 50%, abhängig davon, welche Grenze gemäß Parametereinstellung 2014 AUSW MAX MOM benutzt wird.
Prüfen Sie, dass das Freigabesignal (Parameter 1601) eingeschaltet ist.
Das Bedienpanel muss auf Lokalsteuerung eingestellt sein (LOC wird oben links im Display angezeigt). Mit Taste @ zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung umschalten.



Bedienpanels

Über Bedienpanels

Der Frequenzumrichter kann mit einem Bedienpanel gesteuert werden, Statusdaten können gelesen und Parameter eingestellt werden. An den Frequenzumrichter können zwei verschiedene Bedienpanel-Modelle angeschlossen werden:

- Basis-Bedienpanel Dieses Bedienpanel (Beschreibung in Abschnitt Basis-Bedienpanel auf Seite 73) bietet die Grundfunktionen für die manuelle Eingabe von Parameterwerten.
- Komfort-Bedienpanel Dieses Bedienpanel (unten beschrieben) beinhaltet vorprogrammierte Assistenten, mit dem die meisten allgemeinen Parametereinstellungen automatisiert werden. Das Bedienpanel unterstützt die Auswahl verschiedener Sprachen. Es ist mit unterschiedlichen Sprachen-Kombinationen lieferbar.

Kompatibilität

Dieses Handbuch gilt für folgende Bedienpanelversionen:

- Basis-Bedienpanel: ACS-CP-C Rev. M oder höher
- Komfort-Bedienpanel (Bereich 1): ACS-CP-A Rev. F oder h\u00f6her (neue, seit 2007 produzierte Serie von Bedienpanels mit Seriennummer XYYWWRXXXX, wobei Jahr YY = 07 oder h\u00f6here und Rev. R = F, G, E, ...)
- Komfort-Bedienpanel (nur für Asien): ACS-CP-D Rev. Q oder höher

Siehe Seite 55 zur Feststellung der Version des Komfort-Bedienpanels. Siehe Parameter 9901 SPRACHE um zu sehen, welche Sprachen von den verschiedenen Komfort-Bedienpanels unterstützt werden.

Komfort-Bedienpanel


Merkmale

Das Komfort-Bedienpanel hat folgende Merkmale:

- alphanumerisches Bedienpanel mit einer LCD-Anzeige
- Sprachauswahl für die Displayanzeige
- einen Start-up-Assistenten zur Vereinfachung der Inbetriebnahme
- Kopierfunktion Parameter können in den Speicher des Bedienpanels kopiert werden und später in andere Frequenzumrichter eingespeichert oder als Backup eines besonderen Systems gesichert werden.
- direkte kontextsensitive Hilfe auf Tastendruck
- Echtzeituhr

Übersicht

In der folgenden Tabelle werden die Tastenfunktionen und Anzeigen des Komfort-Bedienpanels erklärt..



Nr.	Verwendung / Funktion
1	Status-LED LED – Grün für Normalbetrieb. Wenn die LED blinkt oder rot leuchtet, siehe Abschnitt <i>Diagnoseanzeigen</i> auf Seite 269.
2	LCD-Anzeige – Unterteilt in drei Bereiche:
	 a. Statuszeile – variabel, abhängig vom Betriebsmodus, siehe Abschnitt Statuszeile auf Seite 53. b. Mitte – variabel; zeigt im Allgemeinen Signale und Parameterwerte, Menüs oder Listen. Zeigt auch Stör- und Warnmeldungen an. c. Untere Zeile – zeigt die aktuelle Funktion der beiden Funktionstasten und die Uhrzeit-Anzeige, falls aktiviert.
3	Funktionstaste 1 – Funktion abhängig vom Kontext. Der Text in der unteren linken Ecke der LCD-Anzeige zeigt die Funktion an.
4	Funktionstaste 2 – Funktion abhängig vom Kontext. Der Text in der unteren rechten Ecke der LCD-Anzeige zeigt die Funktion an.
5	Auf – • Blättert aufwärts durch ein Menü /eine Liste im mittleren Anzeigebereich. • Erhöht einen Parameterwert im Parameter-Einstellmodus. • Erhöht den Sollwert, der in der oberen rechten Ecke hervorgehoben ist. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller.
6	Ab – • Blättert abwärts durch ein Menü / eine Liste im mittleren Anzeigebereich. • Vermindert einen Parameterwert im Parameter-Einstellmodus. • Vermindert den Sollwert, der in der oberen rechten Ecke hervorgehoben ist. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller.
7	LOC/REM - Wechselt zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung des Antriebs.
8	Hilfe – Zeigt kontextsensitive Informationen, wenn die Taste gedrückt wird. Die angezeigte Information beschreibt den Punkt, der aktuell hervorgehoben im mittleren Bereich angezeigt wird.
9	STOP – Stoppt den Antrieb bei Lokalsteuerung.
10	START – Startet den Antrieb bei Lokalsteuerung.

Statuszeile

In der oberen Zeile der LCD-Anzeige werden die grundlegenden Statusinformationen des Antriebs angezeigt.



Nr.	Feld	Alternativen	Bedeutung
1 Steuerplatz		LOC	Frequenzumrichter im Modus Lokalsteuerung, d.h. mit dem Bedienpanel.
		REM	Frequenzumrichter im Modus Fernsteuerung, d.h. über die E/A oder Feldbus.
2	Status	৳	Drehrichtung der Motorwelle vorwärts
		<u>J</u>	Drehrichtung der Motorwelle rückwärts
		Drehrichtungspfeil	Antrieb läuft mit Sollwert.
	Gestrichelter Drehrichtungspfeil		Antrieb läuft, hat aber den Sollwert noch nicht erreicht.
		Stehender Pfeil	Der Antrieb is gestoppt.
		Gestrichelter stehender Pfeil	Start-Befehl ist gegeben, der Motor läuft jedoch nicht, z.B. weil die Startfreigabe fehlt.
3	Bedienpanel-		Name des aktuellen Modus
	Betriebsart		Name der Liste oder des Menüs in der Anzeige
			Name des Betriebsstatus, z.B. PAR ÄNDERN.
4	Sollwert oder		Sollwert im Anzeigemodus
	Nummer des gewählten Punktes		Nummer des hervorgehobenen Punktes, z.B. Modus, Parametergruppe oder Störung.


Bedienung und Betrieb

Das Bedienpanel wird mit Tasten und Menüs bedient. Zu den Tasten gehören zwei kontextsensitive Funktionstasten, deren aktuelle Funktion durch den Text in der Anzeige oberhalb der Tasten angegeben wird.

Sie wählen eine Option, z.B. Betriebsmodus oder Parameter, durch Blättern mit den Pfeiltasten und volle bis die Option hervorgehoben dargestellt wird und drücken dann die jeweilige Funktionstaste. Mit der rechten Funktionstaste geben Sie normalerweise einen Modus ein, bestätigen eine Option oder speichern Änderungen. Mit der linken Funktionstaste werden Änderungen verworfen und man kehrt zum vorherigen Bedienschritt zurück.

Das Komfort-Bedienpanelhat neun Bedienpanel-Modi: Anzeigemodus, Parameter, Assistenten, Geänderte Parameter, Störspeicher, Zeit & Datum, Parameter-Backup, E/A-Einstellungen und Störung. Der Betrieb der ersten acht Modi wird in diesem Kapitel beschrieben. Wenn eine Stör- oder Warnmeldung auftritt, geht das Bedienpanel automatisch in den Stör-Modus und zeigt die Stör- oder Warnmeldung an. Die Quittierung kann im Anzeige-Modus oder Stör-Modus erfolgen (siehe Kapitel *Diagnose*).

Beim Einschalten befindet sich das Bedienpanel im Anzeigemodus, in dem Start, Stop, Wechsel der Drehrichtung, Umschalten zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung, Sollwert-Änderungen und Überwachung von bis zu drei Istwerten möglich sind. Um andere Aufgaben zu erledigen, zuerst ins Hauptmenü gehen und dann den jeweiligen Modus im Menü aufrufen. Die Statuszeile (siehe Abschnitt *Statuszeile* auf Seite 53) zeigt den Namen des aktuellen Menüs, den Modus, Punkt oder Status an.



Allgemeine Aufgaben

In der folgenden Tabelle sind die allgemeinen Aufgaben aufgelistet, der Modus in dem sie erledigt werden können und die Seiten auf denen die Aufgaben detailliert beschrieben werden.

Aufgabe	Modus	Seite
Aufrufen der Hilfe-Funktion	0 oder 1	55
Anzeigen der Bedienpanel-Version	Beim Einschalten	55
Einstellen des Kontrastes der Anzeige	Anzeige	58
Umschalten zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung	0 oder 1	56
Start und Stop des Frequenzumrichters	0 oder 1	56
Ändern der Drehrichtung des Motors	Anzeige	57
Einstellung von Drehzahl-, Frequenz- oder Drehmoment-Sollwert	Anzeige	58
Ändern des Einstellwerts eines Parameters	Parameter	59
Auswahl der Überwachungssignale	Parameter	60
Ausführen von Aufgaben mit den Assistenten (Spezifikation von Parametersätzen)	Assistenten	62
Anzeigen geänderter Parameter	Geänderte Parameter	65
Anzeigen von Störmeldungen	Störspeicher	66
Quittieren von Stör- und Warnmeldungen	Anzeigeemodus, Störung	276
Anzeigen/Verbergen der Uhr, Wechsel des Datums- und Zeitformats, Einstellung der Uhr und Freigeben/Sperren der automatischen Sommerzeit-Umstellung.	Zeit & Datum	67
Kopieren von Parametern vom Frequenzumrichter in das Bedienpanel	Parameter-Backup	70
Schreiben von Parametern aus dem Bedienpanel in den Frequenzumrichter	Parameter-Backup	70
Anzeigen der Backup-Informationen	Parameter-Backup	71
Anzeigen und Ändern von Parameter-Einstellungen mit Anschluss an E/A	E/A-Einstellungen	72

Aufrufen der Hilfe-Funktion

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Mit Taste ? wird der kontextsensitive Hilfetext für den hervorgehobenen Punkt angezeigt.	LOC
	Wenn zu dem Punkt ein Hilfetext vorhanden ist, wird er im Display angezeigt.	LOC THILFE In dieser Gruppe werden die Quellen (EXT1 und EXT2) der externen Steuerbefehle für Start, Stop und DrehZURÜCK 00:00
2.	Wird der Text nicht komplett angezeigt, können Sie mit den Tasten und verzeilenweise nach oben und unten blättern.	LOC THILFE (EXT1 und EXT2) der externen Steuerbefeh- le für Start, Stop und Drehrichtungs- wechsel eingestellt. ZURÜCK 00:00
3.	Nach Lesen des Textes zurück zur vorherigen Anzeige mit Taste Zurück.	LOC PAR GRUPPEN —10 01 BETRIEBSDATEN 03 ISTWERTSIGNALE 04 STÖRUNGSPEICHER 10 START/STOP/DREHR 11 SOLLWERT AUSWAHL ZURÜCK 00:00 AUSWAHL

Anzeigen der Bedienpanel-Version

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Spannungsversorgung ausschalten, wenn sie eingeschaltet ist.	
2.	Taste ? beim Einschalten gedrückt halten und die Information ablesen. Es wird die folgende Information angezeigt:	PANEL VERSION INFO Panel FW: x.xx ROM CRC: xxxxxxxxx
	Panel FW: Bedienpanel- Software-Version ROM CRC: ROM-Prüfsumme des Bedienpanels Flash Rev: Flash-Content-Version Flash-Content-Bezeichnung. Wenn Sie Taste ? loslassen, geht das Bedienpanel in den Anzeigemodus.	Flash Rev: x.xx

Start, Stop und Umschalten zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung

Start, Stop und Umschalten zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung ist in jedem Modus möglich. Zum Start oder Stop des Frequenzumrichters, muss sich der Frequenzumrichter in Lokalsteuerung (LOC) befinden.

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Zum Umschalten zwischen Fernsteuerung (REM in der Statuszeile sichtbar) und Lokalsteuerung (LOC in der Statuszeile sichtbar), drücken Sie die Taste	LOC MELDUNG Wechsel zur lokalen Steuerung.
	Hinweis: Das Umschalten auf Lokalsteuerung kann mit Parameter <i>1606</i> LOKAL GESPERRT deaktiviert werden.	00:00
	Wird der Frequenzumrichter zum ersten Mal eingeschaltet, befindet er sich in Fernsteuerung (REM) und erwartet Steuersignale über die E/A-Anschlüsse. Das Umschalten auf Lokalsteuerung (LOC) und Steuerung des Frequenzumrichters mit dem Bedienpanel erfolgt durch Drücken der Taste	
	Wird die Taste sofort wieder losgelassen (die Anzeige "Wechsel zur lokalen Steuerung" blinkt), stoppt der Frequenzumrichter. Einstellung des lokalen Tastatur-Sollwerts wie auf Seite 58 beschrieben.	
	 Durch Drücken der Taste für etwa zwei Sekunden, setzt der Frequenzumrichter den Betrieb wie vorher fort. Der Frequenzumrichter kopiert die aktuellen Fernsteuerungswerte für den Läuft-/Stop-Status und den Sollwert und verwendet sie als erste Einstellungen der lokalen Steuerung. 	
	Stop des Frequenzumrichters bei Lokalsteuerung mit Taste	Der Pfeil (と oder う) in der Statuszeile hört auf zu drehen.
	Start des Frequenzumrichters bei Lokalsteuerung mit Taste	Der Pfeil (७ oder ७) in der Statuszeile beginnt zu drehen. Er ist gestrichelt, bis der Frequenzumrichter den Sollwert erreicht hat.


Anzeigemodus


Im Anzeigemodus können Sie:

- die Istwerte von bis zu drei Signalen in Gruppe 01: BETRIEBSDATEN überwachen
- · die Drehrichtung des Motors wechseln
- den Drehzahl-, Frequenz- oder den Drehmoment-Sollwert einstellen
- · den Kontrast der Anzeige einstellen
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

In den Anzeigemodus gelangen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste ZURUCK .

In der oberen rechten Ecke der Anzeige wird der Sollwert angezeigt. Der mittlere Bereich kann konfiguriert werden, um bis zu drei Signalwerte oder Balkenanzeigen darstellen zu





können. Wenn nur ein oder zwei Signale für die Anzeige gewählt werden, werden zusätzlich zum Wert oder zur Balkenanzeige die Nummer und der Name jedes angezeigten Signals eingeblendet. Anweisungen zur Auswahl und Bearbeitung der überwachten Signale siehe Seite 60.

Ändern der Drehrichtung des Motors

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Wenn Sie nicht im Anzeigemodus sind, drücken Sie Taste wiederholt bis er angezeigt wird.	REM 5 49,1HZ 49.1 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU
2.	Ist der Frequenzumrichter in Fernsteuerung (REM in der Statuszeile), umschalten auf Lokalsteuerung mit Taste (26). Die Anzeige zeigt kurz den Moduswechsel an und kehrt dann in den Anzeigemodus zurück.	49.1 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU
3.	Wechsel der Drehrichtung von vorwärts (₺ in der Statuszeile) auf rückwärts (₺ in der Statuszeile), oder umgekehrt mit Taste ### PRINCHTUNG MUSS auf 3 (ABFRAGE) eingestellt werden.	49.1 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU

Einstellung von Drehzahl-, Frequenz- oder Drehmoment-Sollwert

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Wenn Sie nicht im Anzeigemodus sind, drücken Sie Taste wiederholt bis er angezeigt wird.	49.1 HZ 49.1 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU
2.	Ist der Frequenzumrichter in Fernsteuerung (REM in der Statuszeile), umschalten auf Lokalsteuerung mit Taste (26). Die Anzeige zeigt kurz den Moduswechsel an und kehrt dann in den Anzeigemodus zurück.	49.1 Hz 49.5 A
	Hinweis : Mit <i>Gruppe 11: SOLLWERT AUSWAHL</i> kann die Sollwertänderung bei Fernsteuerung erlaubt werden.	10.7 % DREHRTG 00:00 MENU
3.	 Zur Erhöhung des hervorgehobenen Sollwerts in der oberen rechten Ecke der Anzeige, Taste drücken. Der Wert ändert sich sofort. Er wird im Frequenzumrichter dauerhaft gespeichert und automatisch nach dem Einschalten ausgelesen. Verminderung des Werts mit Taste . 	50.0 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU

Einstellen des Kontrastes der Anzeige

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Wenn Sie nicht im Anzeigemodus sind, drücken Sie Taste wiederholt bis er angezeigt wird.	49.1 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU
2.	 Zur Erhöhung des Kontrastes, Tasten und gleichzeitig. Verminderung des Kontrastes durch Drücken der Tasten gleichzeitig. 	49.1 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU

Parameter-Modus

Im Parameter-Modus können Sie:

- Parameterwerte anzeigen und ändern
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Auswahl eines Parameters und Ändern seines Werts

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Aufruf des Parameter-Modus: durch Auswahl von PARAMETER im Menü mit den Tasten und und Taste .	DC PAR GRUPPEN —01 01 BETRIEBSDATEN 03 ISTWERTSIGNALE 04 STÖRUNG SPEICHER 10 START/STOP/DREHR 11 SOLLWERT AUSWAHL ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
3.	Auswahl der gewünschten Parametergruppe mit den Tasten und . Mit Taste Auswahl.	LOC PAR GRUPPEN —99 99 START-UP DATA 01 BETRIEBSDATEN 03 ISTWERTSIGNALE 04 STÖRUNG SPEICHER 10 START/STOP/DREHR ZURÜCK 00:00 AUSWAHL LOC PARAMETER — 9901 AUSW SPRACHE DEUTSCH 9902 APPLIK MAKRO 9904 MOTOR REGELMODUS 9905 MOTOR NENNSPG ZURÜCK 00:00 ANDERN
4.	Auswahl des jeweiligen Parameters mit den Tasten und Der aktuelle Wert des Parameters wird unterhalb des Parameters angezeigt. Mit Taste	LOC PARAMETER 9901 AUSW SPRACHE 9902 APPLIK MAKRO ABB STANDARD 9904 MOTOR REGELMODUS 9905 MOTOR NENNSPG ZURÜCK 00:00 ANDERN LOC PAR ÄNDERN 9902 APPLIK MAKRO ABB STANDARD [1] ABBRUCH 00:00 SICHERN
5.	Wählen Sie einen neuen Wert für den Parameter mit den Tasten und . Einmaliges Drücken erhöht oder vermindert den Wert. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller. Gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten ersetzt den angezeigten Wert durch die Standardeinstellung.	PAR 9902 APPLIK MAKRO 3-DRAHT [2] ABBRUCH 00:00 SICHERN

Schritt	Maßnahme	Anzeige
6.	 Speichern des neuen Werts mit Taste SICHERN. Den neuen Wert nicht speichern und den bisherigen Wert beibehalten mit Taste ABBRUCH. 	LOC PARAMETER 9901 AUSW SPRACHE 9902 APPLIK MAKRO 3-DRAHT 9904 MOTOR REGELMODUS 9905 MOTOR NENNSPG ZURÜCK 00:00 ÄNDERN

Auswahl der Signale im Anzeigemodus

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Auswahl, welche Signale im Anzeigemodus überwacht werden sollen und wie sie mit den Parametern von <i>Gruppe 34: PROZESS VARIABLE</i> angezeigt werden. Detaillierte Angaben zum Ändern von Parameterwerten siehe Seite 59. Als Standard können drei Signale angezeigt werden. Die einzelnen Standardsignale sind von der Einstellung von Parameter 9902 APPLIK MAKROABhängig: für Makros, deren Standardwert von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE = 1 (SVC DREHZAHL), ist der Standard für Signal 1 = 0102 DREHZAHL, sonst 0103 AUSGANGSFREQ. Standard für Signale 2 und 3 sind immer 0104 STROMUND 0105 DREHMOMENT. Um die Standard-Signale zu ändern, können bis zu drei Signale aus <i>Gruppe 01: BETRIEBSDATEN</i> für die Anzeige ausgewählt werden. Signal 1: Änderung des Werts von Parameter 3401 PROZESSWERT1 auf den Index des Signal-Parameters in Gruppe <i>Gruppe 01: BETRIEBSDATEN</i> (= Nummer des Parameters ohne führende Null), z.B. 105 steht für Parameter 0105 DREHMOMENT. Der Wert 100 bedeutet, dass kein Signal angezeigt wird.	LOC PAR ÄNDERN 3401 PROZESSWERT1 AUSGANGSFREQ [103] ABBRUCH 00:00 SICHERN LOC PAR ÄNDERN 3408 PROZESSWERT2 MOT STROM [104] ABBRUCH 00:00 SICHERN LOC PAR ÄNDERN 3415 PROZESSWERT3 DREHMOMENT [105] ABBRUCH 00:00 SICHERN
	Für die Signale 2 (3408 PROZESSWERT2) und 3(3415 PROZESSWERT3)wiederholen.	
2.	Auswahl der Darstellungsform der Signale: als Dezimalwert oder Balkenanzeige. Für Dezimalwerte kann die Anzahl der Dezimalstellen angegeben werden, oder verwenden Sie die Dezimalstellen und Einheiten des Quellsignals [Einstellung 9 (DIREKT)]. Details siehe Parameter 3404. Signal 1: Parameter 3404 ANZEIGE 1 FORM Signal 2: Parameter 3411 ANZEIGE 2 FORM Signal 3: Parameter 3418 ANZEIGE 3 FORM.	LOC PAR ÄNDERN 3404 ANZEIGE1 FORM DIREKT [9] ABBRUCH 00:00 SICHERN
3.	Auswahl der Einheit, in der die Signale angezeigt werden. Keine Auswirkung, wenn Parameter 3404/3411/3418 auf 9 (DIREKT) eingestellt sind. Details siehe Parameter 3405. Signal 1: Parameter 3405 ANZEIGE 1 EINHEIT Signal 2: Parameter 3412 ANZEIGE 2 EINHEIT Signal 3: Parameter 3419 ANZEIGE 3 EINHEIT.	LOC PAR ÄNDERN — 3405 ANZEIGE1 EINHEIT HZ [3] ABBRUCH 00:00 SICHERN

Schritt	Maßnahme	Anzeige
4.	Auswahl der Skalierung der Signale durch Angabe der Minimum- und Maximum-Anzeigewerte. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn Parameter 3404/3411/3418 auf 9 (DIREKT) eingestellt ist. Details siehe Parameter 3406 und 3407. Signal 1: Parameter 3406 Anzeige 1 Min und 3407 Anzeige 1 Max Signal 2: Parameter 3413 Anzeige 2 Min und 3414 Anzeige 2 Max Signal 3: Parameter 3420 Anzeige 3 Min und 3421 Anzeige 3 Max.	LOC PAR ÄNDERN 3406 ANZEIGE1 MIN 0,0 HZ ABBRUCH 00:00 SICHERN LOC PAR ÄNDERN 3407 ANZEIGE1 MAX 500,0 HZ ABBRUCH 00:00 SICHERN

Assistenten-Modus

Wenn der Frequenzumrichter zum ersten Mal eingeschaltet wird, führt Sie der Start-Up-Assistent durch die Einstellung der Basis-Parameter. Der Start-Up-Assistent ist in verschiedene Assistenten unterteilt, jeder einzelne ist für die Spezifikation eines bestimmten Parametersatzes zuständig, zum Beispiel Eingabe der Motordaten oder PID-Regelung. Sie können die Aufgaben eine nach der anderen aktivieren, wie vom Start-up-Assistenten vorgeschlagen, oder davon unabhängig in anderer Reihenfolge. Die Aufgaben/Einstellmöglichkeiten der Assistenten sind in der Tabelle auf Seite 63 aufgelistet.

Im Assistenten-Modus können Sie:

- Assistenten verwenden, damit Sie durch die Spezifikation eines Satzes von Basis-Parametern geführt werden
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Verwendung eines Assistenten

In der Tabelle unten wird die Basis-Abfolge dargestellt, in der Sie durch Assistenten geführt werden. Der Assistent für die Eingabe der Motordaten wird als Beispiel dargestellt.

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Den Assistenten-Modus durch Auswahl von ASSISTENTEN aus dem Menü mit den Tasten und vaufrufen und dann die Eingabe-Taste drücken AUSWAHL.	LOC & ASSISTENTEN —1 Start-Up Assistent Motordaten Applikationen Drehzahl Steuer EXT1 Drehzahl Steuer EXT2 ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
3.	Auswahl des Assistenten mit den Tasten und und Drücken von AUSWAHL. Wählen Sie einen anderen Assistenten als den Inbetriebnahme-Assistenten, werden Sie durch die Spezifikation des betreffenden Parametersatzes geführt, wie in den Schritten 4. und 5. unten dargestellt. Danach können Sie einen anderen Assistenten aus dem Assistenten-Menü auswählen oder den Assistenten-Modus verlassen. Als Beispiel wird hier der Motor-Setup-Assistent dargestellt.	DOC PAR ÄNDERN 9905 MOTOR NENNSPG 220 V ZURÜCK 00:00 SICHERN
	Bei Auswahl des Start-Up-Assistenten, wird der erste Assistent aktiviert, der Sie durch die Spezifikation des dazugehörigen Parametersatzes führt, wie in den Schritten 4. und 5. unten dargestellt. Der Start-Up-Assistent fragt dann, ob der Vorgang mit dem nächsten Assistenten fortgesetzt werden soll, oder ob er übersprungen werden soll – Auswahl der Antwort mit den Tasten ond verschaften von Taste Auswahl der Antwort mit den Tasten und verschaft, fragt der Start-Up-Assistent erneut beim nächsten Assistenten und so weiter.	LOC WAHL Möchten Sie das Applikations-Setup fortsetzen? Weiter Uberspringen ZURÜCK 00:00 OK

Schritt	Maßnahme	Anzeige
4.	• Einstellung eines neuen Werts mit den Tasten 🛕 und 🔻.	LOC PAR ÄNDERN 9905 MOTOR NENNSPG 240 V
	• Information zum betreffenden Parameter erhalten Sie mit Taste ?. Blättern im Hilfetext mit den Tasten und v. Schließen der Hilfe mit Taste ZURUCK.	ZURÜCK 00:00 SICHERN LOC CHILFE Einstellung entspr. Motortypenschild. Spannung muss D/Y-Anschluss entsprechen. ZURÜCK 00:00
5.	Übernehmen des neuen Werts und Fortsetzung der Einstellung des nächsten Parameters mit Taste Stoppen des Assistenten mit Taste ZURÜCK - Stoppen des Assistenten mit Taste	PAR ÄNDERN 9906 MOTOR NENNSTROM 1,2 A ZURÜCK 00:00 SICHERN

Die Tabelle enthält die Aufgaben/Einstellungen mit dem Assistenten und die jeweils relevanten Antriebsparameter. Abhängig davon, welches Applikationsmakro eingestellt ist (Parameter 9902 APPLIK MAKRO), schlägt der Start-Up-Assistent die Standard-Reihenfolge der Aufgaben vor.

Name	Beschreibung	Einzustellende Parameter
Auswahl der Sprache	Auswahl der Sprache	9901
Motor-Setup	Eingabe der Motordaten Durchführung des Motor-ID-Laufs. (Wenn die Drehzahlgrenzen nicht im zulässigen Bereich liegen: Drehzahlgrenzen einstellen.)	99049909 9910
Applikation	Auswahl des Applikationsmakros	9902, zum Makro gehörende Parameter
Optionsmodule	Aktivierung der Optionsmodule	Gruppe 35: THERM MOTORSCHUTZ Gruppe 52: STANDARD MODBUS 9802
DrehzRegelung	Wählt die Signalquelle für den Drehzahlsollwert aus	1103
EXT1	(Bei Verwendung von Analogeingang AI1: Einstellung Analogeingang AI1: Grenzen, Skalierung, Invertierung)	(13011303, 3001)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	1104, 1105
	Einstellung der Drehzahl (Frequenz)-Grenzen	2001, 2002, (2007, 2008)
	Einstellung der Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten	2202, 2203
DrehzRegelung	Wählt die Signalquelle für den Drehzahlsollwert aus	1106
EXT2	(Bei Verwendung von Analogeingang AI1: Einstellung Analogeingang AI1: Grenzen, Skalierung, Invertierung)	(13011303, 3001)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	1107, 1108
Drehmoment-	Wählt die Quelle für den Drehmoment-Sollwert aus.	1106
regelung	(Bei Verwendung von Analogeingang AI1: Einstellung Analogeingang AI1: Grenzen, Skalierung, Invertierung)	(13011303, 3001)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	1107, 1108
	Einstellung der Rampenzeiten zur Erhöhung/Reduzierung des Drehmoments	2401, 2402

Name	Beschreibung	Einzustellende Parameter
PID-Regelung	Wählt die Signalquelle für den Prozess-Sollwert aus	1106
	(Bei Verwendung von Analogeingang Al1: Einstellung Analogeingang Al1: Grenzen, Skalierung, Invertierung)	(13011303, 3001)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	1107, 1108
	Einstellung der Drehzahl-Grenzen (Sollwert)	2001, 2002, (2007, 2008)
	Einstellung der Signalquelle und der Grenzen für den Prozess- Istwert	4016, 4018, 4019
Start/Stop- Steuerung	Wählt die Signalquelle für die Start- und Stopp-Signale der beiden externen Steuerplätze EXT1 und EXT2 aus	1001, 1002
	Wahl zwischen EXT1 und EXT2	1102
	Einstellungen für die Drehrichtungssteuerung	1003
	Definiert die Start- und Stopp-Modi	21012103
	Wählt die Verwendung des Freigabesignals aus	1601
Timer-Funktionen	Einstellungen der Timer-Funktionen	Gruppe 36: TIMER FUNKTION
	Wählt die Signalquelle für die Timer-Start- und Stop-Signale der beiden externen Steuerplätze, EXT1 und EXT2, aus	1001, 1002
	Auswahl der Timer-EXT1/EXT2 Steuerung	1102
	Aktivierung der Timer-Konstantdrehzahl 1	1201
	Auswahl des Staus der Timer-Funktion, der über Relaisausgang RO angezeigt wird	1401
	Auswahl des Timer gesteuerten PID1 Parametersatzes 1/2	4027
Schutzfunktionen	Einstellung der Strom- und Drehmomentgrenzwerte	2003, 2017
Ausgangssignale	Wählt die mit Relaisausgang RO angezeigten Signale aus	Gruppe 14: RELAISAUSGÄNGE
	Wählt die mit Analogausgang AO angezeigten Signale aus	Gruppe 15:
	Einstellung von Minimum, Maximum, Skalierung und Invertierung	ANALOGAUSGÄNGE

Modus 'Geänderte Parameter'

Im Modus 'Geänderte Parameter' können Sie:

- eine Liste aller von den Standardeinstellungen des Makros abgeänderten Parameter anzeigen
- diese Parametereinstellungen ändern
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Anzeigen geänderter Parameter

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Den Modus 'Geänderte Parameter' aufrufen durch Auswahl GEÄND. PARAM aus dem Menü mit den Tasten und vund Drücken von AUSWAHI.	LOC & GEÄND PARAM — 1202 KONSTANTDREHZ 1 10,0 HZ 1203 KONSTANTDREHZ 2 1204 KONSTANTDREHZ 3 9902 APPLIK MAKRO ZURÜCK 00:00 ÄNDERN
3.	Auswahl der geänderten Parameter aus der Liste mit den Tasten und Der Wert des gewählten Parameters wird darunter angezeigt. Mit Taste den Wert zum Ändern aufrufen.	LOC & PAR ÄNDERN —— 1202 KONSTANTDREHZ 1 10,0 HZ ABBRUCH 00:00 SICHERN
4.	Wählen Sie einen neuen Wert für den Parameter mit den Tasten und . Einmaliges Drücken erhöht oder vermindert den Wert. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller. Gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten ersetzt den angezeigten Wert durch die Standardeinstellung.	LOC & PAR ÄNDERN 1202 KONSTANTDREHZ 1 15,0 HZ ABBRUCH 00:00 SICHERN
5.	 Bestätigen des neuen Werts mit Taste SICHERN . Entspricht der neue Wert dem Standardwert, wird der Parameter aus der Liste der geänderten Parameter gelöscht. Den neuen Wert nicht speichern und den bisherigen Wert beibehalten mit Taste ABBRUCH . 	LOC &GEÄND PARAM ———————————————————————————————————

Störspeicher-Modus

Im Störspeicher-Modus können Sie:

- den Störspeicher der maximal letzten zehn Antriebsstörungen oder Warnungen anzeigen (beim Abschalten der Spannungsversorgung bleiben nur die letzten drei Störungen oder Warnungen gespeichert)
- die Details der letzten drei Störungen oder Warnungen anzeigen (nach Abschalten der Spannungsversorgung bleiben nur die Details der letzten Störungen oder Warnungen gespeichert)
- den Hilfetext für den Störungen oder Warnungen lesen
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Anzeigen von Störmeldungen

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Aufrufen des Störspeicher-modus durch Auswahl von STÖRSPEICHER aus dem Menü mit den Tasten und und Drücken von Taste und Und Drücken von Taste Es wird der Inhalt des Störspeichers beginnend mit der letzten Stör- oder Warnmeldung angezeigt. Die Anzahl der Zeilen ist vom Stör- oder Warn-Code entsprechend der Ursachen und Maßnahmen zur Behebung abhängig, die in Kapitel Diagnose aufgelistet sind.	LOC USTÖRSPEICHER— 10: PANEL KOMML 19.03.05 13:04:57 6: DC UNTERSPG 6: AI1 UNTERBR ZURÜCK 00:00 DETAIL
3.	Zur Anzeige der Details einer Stör- oder Warnmeldung, diese mit den Tasten und vauswählen und die Detail-Taste drücken ETATL.	LOC PANEL KOMM — STÖRUNG 10 STÖRUNGSZEIT 1 13:04:57 STÖRUNGSZEIT 2 ZURÜCK 00:00 DIAGNOS
4.	Zur Anzeige des Hilfetextes, Taste drücken DIAGNOS . Blättern im Hilfetext mit den Tasten und . Nach dem Lesen des Hilfetextes, zurück mit Taste zur vorherigen Anzeige.	LOC DIAGNOSE — Prüfen: KommVerb. u. Anschlüsse Param. 3002,Par Gruppen 10 und 11.

Modus - ZEIT & DATUM

Im Modus - 'Zeit & Datum' können Sie:

- · die Uhr anzeigen oder verbergen
- Datums- und Zeit-Anzeigeformate ändern
- · Datum und Zeit einstellen
- die automatische Sommerzeit-Umstellung freigeben oder sperren
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Das Komfort-Bedienpanel enthält eine Batterie, mit der die Funktion der Uhr aufrecht erhalten bleibt, wenn das Bedienpanel nicht vom Frequenzumrichter mit Spannung versorgt wird.

Uhr anzeigen oder verbergen, Wechsel des Anzeigeformats, Datum und Zeit einstellen und Sommerzeit-Umstellung aktivieren oder sperren

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Aufrufen des Modus zum Einstellen von Datum und Uhrzeit durch Auswahl von ZEIT & DATUM im Menü mit den Tasten und , und Drücken von Taste	LOC CZEIT & DATUM —1 UHR SICHTBAR ZEIT FORMAT DATUM FORMAT ZEIT STELLEN DATUM STELLEN ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
3.	Anzeigen (Ausblenden) der Uhr im Menü UHR ANZEIGEN, mit Taste AUSWAHL MIT UHR SICHTBAR (UHR AUSBLENDEN) auswählen und mit Taste AUSWAHL, oder ohne Änderungen zur vorherigen Anzeige zurück mit Taste zurück	LOC & UHR ANZEIGEN —1 UHR SICHTBAR UHR AUSBLENDEN ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
	Zur Einstellung des Datumsformats im Menü DATUM FORMAT auswählen mit Taste AUSWAHL und das gewünschte Format einstellen. Mit Taste speichern oder mit Taste die Einstellung verwerfen.	LOC © DATUM FORMAT -1 TT.MM.JJ MM/TT/JJ TT.MM.JJJJ MM/TT/JJJJ ABBRUCH 00:00 OK
	• Zur Einstellung des Zeitformats im Menü ZEIT FORMATauswählen mit Taste AUSWAHL und das gewünschte Format einstellen. Mit Taste speichern oder mit Taste	LOC & ZEIT FORMAT -1 24 STD 12 STD
	• Einstellen der Uhrzeit im Menü ZEIT STELLEN auswählen mit Taste Die Stunden mit den Tasten und einstellen und bestätigen mit Taste Dann die Minuten einstellen. Mit Taste Speichern oder mit Taste ABBRUCH die Einstellung verwerfen.	ABBRUCH 00:00 OK LOC TZEIT STELLEN — 15:41 ABBRUCH 00:00 OK

Schritt	Maßnahme	Anzeige
	• Zum Einstellen des Datums im Menü DATUM STELLEN auswählen mit Taste AUSWAHL. Einstellen des ersten Teils des Datums (Tag oder Monat abhängig von der Einstellung des Datumsformats) mit den Tasten und , bestätigen mit Taste SE Einstellung des Sekunden-Teils entsprechend vornehmen. Nach der Einstellung des Jahres, Bestätigung mit Taste SE Die Einstellung verwerfen mit Taste	LOC © DATUM STELLEN— 19.03.05 ABBRUCH 00:00 OK
	 Zum Aktivieren oder Sperren der automatischen Sommerzeit-Umstellung Sommerzeit-Umst aus dem Menü wählen, Betätigung mit Taste Drücken von iffnet die Hilfefunktion und zeigt Beginn- und End-Datum des Zeitraums für die Sommerzeit-Umstellung, die je nach Land oder Bereich ausgewählt werden kann. Um die Sommerzeit-Umstellung zu sperren, wählen Sie "Aus" und bestätigen es mit Taste Zum Aktivieren der automatischen Uhr-Umstellung, wählen Sie das Land oder den Bereich für die Sommerzeit-Umstellung und bestätigen mit Taste Zurück zur vorherigen Anzeige ohne Einstellung mit Taste 	LOC SOMMERZEIT —1 AUS EU USA AUSTRAlien1:NSW,Vict AUSTRAlien2:Tasmania. ZURÜCK 00:00 AUSWAHL LOC HILFE EU: Ein: Mar letzt.Sonntag Aus: Okt letzt.Sonntag ZURÜCK 00:00

Parameter-Backup-Modus

Im Parameter-Backup-Modus können Parametereinstellungen von einem Frequenzumrichter zu einem anderen übertragen werden oder es kann ein Backup der Antriebsparameter angelegt werden. Durch Einlesen (Upload) werden alle Antriebsparameter einschließlich von bis zu zwei Benutzersätzen in das Komfort-Bedienpanel geladen. Der gesamte Parametersatz, Teile davon (Anwendung) und Benutzersätze können vom Bedienpanel in einen anderen oder den selben Frequenzumrichter ausgelesen (Download) werden. Das Ein- und Auslesen kann im lokalen Steuerungsmodus durchgeführt werden.

Der Speicher des Bedienpanels ist ein batterieunabhängiger Permanentspeicher. Im Parameter-Backup-Modus können Sie:

- Alle Parameter vom Frequenzumrichter in das Bedienpanel kopieren (UPLOAD ZUM PANEL). Dies schließt alle vom Benutzer eingestellten Parameter und die internen (nicht vom Benutzer einstellbaren) Parameter ein, wie z.B. die beim ID-Lauf generierten Einstellungen.
- Informationen über das im Bedienpanel gespeicherte Backup mit UPLOAD ZUM PANEL (BACKUP INFO) anzeigen. Dazu gehören z.B. der Typ und Kenndaten des Frequenzumrichters mit dem das Backup erstellt wurde. Diese Informationen sollten geprüft werden, bevor Sie die Parameter mit DOWNLOAD ZUM ACS in einen anderen Frequenzumrichter auslesen, um sicherzustellen, dass der Frequenzumrichter kompatibel ist.
- Zurückspeichern des vollständigen Parametersatzes vom Bedienpanel in den Frequenzumrichter (DOWNLOAD ZUM ACS). Damit werden alle Parameter, einschließlich der nicht vom Benutzer einstellbaren Motor-Parameter in den Frequenzumrichter geschrieben. Die Benutzer-Parametersätze sind nicht enthalten.

Hinweis: Diese Funktion nur zur Wiederherstellung der mit Backup gesicherten Parameter oder zur Übertragung von Parametern in einen identischen Frequenzumrichter/Antrieb verwenden.

 Kopieren von Parameter-Teilsätzen (Teil des vollen Satzes) mit dem Bedienpanel in einen Frequenzumrichter (DOWNLOAD APPLI). Der Teilsatz enthält nicht die Benutzersätze, nicht die internen Motor-Parameter, nicht die Parameter 9905...9909, 1605, 1607, 5201 und nicht die Parameter von Gruppe 51: EXT KOMM MODULE und Gruppe 53: EFB PROTOKOLL.

Die Quell- und Ziel-Frequenzumrichter und ihre Motorgröße müssen nicht gleich sein.

 Kopieren der NUTZER S1 Parameter aus dem Bedienpanel in den Frequenzumrichter (DOWNLOAD NUTZER SET1). Ein Benutzersatz enthält die Parameter von Gruppe 99: DATEN und die internen Motor-Parameter.

Die Funktion wird nur im Menü angezeigt, wenn zuvor ein Benutzersatz 1 mit Parameter 9902 APPLIK MAKRO (siehe abschnittBenutzer-Parametersätze auf seite94) gespeichert wurde und danach in das bedienpanel mit UPLOAD ZUM PANEL eingelesen worden ist.

- Kopieren der NUTZER S2 Parameter aus den Bedienpanel in den Frequenzumrichter (DOWNLOAD NUTZER SET2). Wie DOWNLOAD NUTZER SET1 oben.
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Upload und Download von Parametern

Das Bedienpanel ist für die Upload- und Download-Funktionen verfügbar, siehe oben. Bitte beachten, dass der Frequenzumrichter sich zum Ein- und Auslesen im lokalen Steuerungsmodus befinden muss.

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird. – Wenn REM auf der Statuszeile angezeigt wird, durch Drücken von auf Lokalsteuerung umschalten.	PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Aufrufen des Parameter-Backup-Modus durch Auswahl von PARAM BACKUP aus dem Menü mit den Tasten und , bestätigen mit Taste	LOC & PARAM BACKUP —1 UPLOAD ZUM PANEL BACKUP INFO ZEIGEN DOWNLOAD ZUM ACS DOWNLOAD APPLI DOWNLOAD NUTZER SET1 ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
3.	• Zum Kopieren aller Parameter (einschließlich der Benutzersätze und internen Parameter) vom Frequenzumrichter in das Bedienpanel, UPLOAD ZUM PANEL im PARAM BACKUP-Menü mit den Tasten und und und bestätigen mit Taste Bei der Übertragung der Daten wird der Status als Prozentsatz angezeigt. Mit Taste kann der Vorgang gestoppt werden. Nach Abschluss des Uploads wird eine Meldung angezeigt. Mit Taste zurück zum PARAM BACKUP-Menü.	LOC PARAM BACKUP—Parameter kopieren 50% ABBRUCH 00:00 LOC MELDUNG Erfolgreicher Parameter-Upload.
	• Zur Ausführung von Downloads die entsprechende Auswahl (hier DOWNLOAD ZUM ACS als Beispiel) im PARAM BACKUP-Menü mit den Tasten und treffen und mit Taste AUSWAHL bestätigen. AUSWAHL Der Status der Datenübertragung wird als Prozentsatz angezeigt. Mit Taste kann der Vorgang abgebrochen werden. Nach Abschluss des Uploads wird eine Meldung angezeigt. Mit Taste zurück zum PARAM BACKUP-Menü.	OK 00:00 LOC PARAM BACKUP — Downloading Parameter (alle) 50% ABBRUCH 00:00 LOC MELDUNG Parameter download erfolgreich erledigt. OK 00:00

Anzeigen von Informationen über das gespeicherte Backup

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	LOC THAUPTMENU —1 PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Aufrufen des Parameter-Backup-Modus durch Auswahl von PAR BACKUP aus dem Menü mit den Tasten und , bestätigen mit Taste	LOC & PARAM BACKUP —1 UPLOAD ZUM PANEL BACKUP INFO ZEIGEN DOWNLOAD ZUM ACS DOWNLOAD APPLI DOWNLOAD NUTZER SET1 ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
3.	Auswahl BACKUP INFO aus dem PAR BACKUP-Menü mit den Tasten und , und mit Taste AUSWAHL . Die Anzeige zeigt die folgender Informationen über den Frequenzumrichter mit dem das Backup erstellt wurde: DRIVE TYPE Typ des Frequenzumrichters FREQUMR DATEN Kenndaten des Frequenzumrichters im Format XXXYZ, dabei sind XXX: Nennstrom. Wenn vorhanden, zeigt ein "A" eine Dezimalstelle an (Komma), z.B. 4A6 bedeutet 4,6 A. Y: 2 = 200 V 4 = 400 V 6 = 600 V Z: i = Europäische Programmversion n = US-Programmversion	3304 FREQUMR DATEN 4A62i 3301 SOFTWARE VERSION ZURÜCK 00:00 LOC & BACKUP INFO ACS550 3304 FREQUMR DATEN
	FIRMWARE: Firmware-/Programmversion des Frequenzumrichters. Sie können die Informationen mit den Tasten und und durchblättern	
4.	Mit Taste zurück zum PAR BACKUP-Menü.	LOC & PARAM BACKUP -1 UPLOAD ZUM PANEL
	7	BACKUP INFO ZEIGEN DOWNLOAD ZUM ACS DOWNLOAD APPLI DOWNLOAD NUTZER SET1 ZURÜCK 00:00 AUSWAHL

E/A-Einstell-Modus

Im E/A-Einstell-Modus können Sie:

- die Parameter-Einstellungen mit Zuordnung zu E/A-Anschlüssen prüfen
- Parametereinstellungen ändern. Zum Beispiel, wenn "1103: SOLLW1" unter Ain1 (Analogeingang 1) eingestellt ist, hat Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW1 den Wert Al1, Sie können den Wert ändern auf z.B. Al2. Sie können jedoch nicht Parameter 1106 AUSW.EXT SOLLW2 auf Al1 einstellen.
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Anzeigen und Ändern von Parameter-Einstellungen mit Anschluss an E/A

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Aufrufen des E/A-Einstell-Modus durch Auswahl von E/A- EINSTELL aus dem Menü mit den Tasten und , bestätigen mit Taste .	LOC DE/A BELEGUNG —1 DIGITALEINGÄNGE (DI) ANALOGEINGANGE (AI) RELAISAUSGÄNGE (RO) ANALOGAUSGÄNGE (AO) BEDIENPANEL ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
3.	Auswahl der I/O-Gruppe, z.B. DIGITALEINGÄNGE, mit den Tasten und und und und und und und und und un	LOC DE/A BELEGUNG — -DI1- 1001:START/STOP (E1) -DI2DI3- ZURÜCK 00:00
4.	Auswahl der Einstellung (Zeile mit einer Parameternummer) mit den Tasten und , und bestätigen mit Taste .	LOC PAR ÄNDERN 1001 EXT1 BEFEHLE DI1 [1] ABBRUCH 00:00 SICHERN
5.	Eingabe eines neuen Werts für die Einstellung mit den Tasten und Einmaliges Drücken erhöht oder vermindert den Wert. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller. Gleichzeitiges Drücken der Tasten ersetzt den angezeigten Wert durch die Standardeinstellung.	LOC PAR ÄNDERN — 1001 EXT1 BEFEHLE DI1,2 [2] ABBRUCH 00:00 SICHERN
6.	 Speichern des neuen Werts mit Taste SICHERN. Den neuen Wert nicht speichern und den bisherigen Wert beibehalten mit Taste ABBRUCH . 	LOC & E/A EINSTELL — DIL- 1001:START/STOP (E1) -DI2- 1001:DREHRTG (E1) -DI3- ZURÜCK 00:00

Basis-Bedienpanel

Merkmale


Merkmale des Basis-Bedienpanels:

- numerisches Bedienpanel mit einer LCD-Anzeige
- Kopierfunktion Parameter können in den Speicher des Bedienpanels kopiert werden und später in andere Frequenzumrichter eingespeichert oder als Backup eines besonderen Systems gesichert werden.

Übersicht

In der folgenden Tabelle werden die Tasten-Funktionen und Anzeigen des Basis-Bedienpanels dargestellt.

Nr. Verwendung / Funktion



INI.	verwending / Funktion					
1	LCD-Anzeige - In fünf Bereiche eingeteilt:					
	a. Oben links – Steuerplatz: LOC: Frequenzumrichter im Modus Lokal/Tastatursteuerung, d.h. mit dem Bedienpanel REM: Frequenzumrichter im Modus Fernsteuerung, d.h. über die E/A oder Feldbus.					
	b. Oben rechts – Einheit des angezeigten Werts.					
	c. Mitte – variabel; allgemein werden Parameter- und Signalwerte, Menüs oder Listen angezeigt. Es werden auch Stör- oder Warn-Codes angezeigt.					
d. Unten links und Mitte – Betriebsstatus des Bedienpanels: OUTPUT: Anzeigemodus PAR: Parameter-Einstellmodus MENU: Hauptmenü Störung: Störungs-Modus.						
	e. Unten rechts – Indikatoren: FWD (vorwärts) / REV (rückwärts): Drehrichtung des Motors Langsam blinkend: gestoppt schnell blinkend: läuft, nicht mit Sollwert Leuchtet ständig: läuft, mit Sollwert SET: Der angezeigte Wert kann geändert werden (im Parameter- und Sollwert-Modus).					
2	RESET/EXIT – Zurück zur nächsthöheren Ebene, ohne den geänderten Wert zu speichern. Quittierung von Störungenn im Anzeige- und Stör-Modus.					
3	MENU/ENTER – Übergang auf die nächstniedrigere Menüebene. Im Parameter-Einstellmodus wird der angezeigte Wert als neue Einstellung gespeichert.					
4	Auf – • Blättert aufwärts durch ein Menü oder eine Liste. • Erhöht den Wert wenn ein Parameter eingestellt wird. • Erhöht den Sollwert im Sollwert-Modus. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller.					
5	Ab – • Blättert abwärts durch ein Menü oder eine Liste. • Vermindert den Wert, wenn ein Parameter eingestellt wird. • Vermindert den Sollwert im Sollwert-Modus. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller.					
6	LOC/REM - Wechselt zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung des Antriebs.					
7	DIR – Ändert die Drehrichtung des Motors.					
8	STOP – Stoppt den Antrieb bei Lokalsteuerung.					
	START – Startet den Antrieb bei Lokalsteuerung.					


Bedienung und Betrieb

Das Bedienpanel wird mit Tasten und Menüs bedient. Eine Option, z.B. Betriebsmodus oder Parameter wird durch Blättern mit den und Pfeiltasten gewählt, bis die Option oder der Parameter im Display angezeigt wird und dann mit Taste aufgerufen.

Mit der Taste kehren Sie zur vorherigen Betriebsebene zurück, ohne Änderungen zu speichern.

Die Basis-Bedienpanel hat fünf Bedienpanel-Modi: Anzeige, Sollwert, Parameter, Kopieren und Störung. Der Betrieb in den ersten vier Modi wird in diesem Kapitel beschrieben. Tritt eine Stör- oder Warnbedingung auf, schaltet das Bedienpanel automatisch in den Störungsmodus und zeigt den Störungs- oder Warn-Code. Störungen oder Warnungen können im Anzeige- oder Störmodus zurückgesetzt werden (siehe Kapitel *Diagnose*).

Bei Einschalten der Spannungsversorgung befindet sich das Bedienpanel im Anzeigemodus, in dem die Funktionen Start, Stop, Drehrichtungswechsel, Umschalten zwischen Lokal- und Fernsteuerung und Überwachung von bis zu drei Istwerten (nur einer wird angezeigt) genutzt werden können. Um andere Aufgaben zu erledigen, zuerst ins Hauptmenü gehen und dann den jeweiligen Modus aufrufen.



Allgemeine Aufgaben

In der folgenden Tabelle sind die allgemeinen Aufgaben aufgelistet, der Modus in dem sie erledigt werden können und die Seiten auf denen die Aufgaben detailliert beschrieben werden.

Aufgabe	Modus	Seite
Umschalten zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung	0 oder 1	76
Start und Stop des Frequenzumrichters	0 oder 1	76
Ändern der Drehrichtung des Motors	0 oder 1	76
Blättern durch die Überwachungssignale	Anzeige	77
Einstellung von Drehzahl-, Frequenz- oder Drehmoment-Sollwert	Sollwert	78
Ändern des Einstellwerts eines Parameters	Parameter	79
Auswahl der Überwachungssignale	Parameter	80
Quittieren von Stör- und Warnmeldungen	Anzeigemodus, Störung	276
Kopieren von Parametern vom Frequenzumrichter in das Bedienpanel	Copy-Modus	82
Schreiben von Parametern aus dem Bedienpanel in den Frequenzumrichter	Copy-Modus	82

Start, Stop und Umschalten zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung

Start, Stop und Umschalten zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung ist in jedem Modus möglich. Zum Start oder Stop des Frequenzumrichters, muss sich der Frequenzumrichter in Lokalsteuerung (LOC) befinden.

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	• Zum Umschalten zwischen Fernsteuerung (REM links angezeigt) und Lokalsteuerung (LOC links angezeigt), drücken Sie Taste (26). Hinweis: Das Umschalten auf Lokalsteuerung kann mit Parameter 1606 LOKAL GESPERRT deaktiviert werden.	LOC 49.1 HZ OUTPUT
	Nach Drücken der Taste zeigt die Anzeige mit "LoC" oder "rE" den neuen Steuerplatz und kehrt dann zur vorherigen Anzeige zurück.	LOC LOC
	Wird der Frequenzumrichter zum ersten Mal eingeschaltet, befindet er sich in Fernsteuerung (REM) und erwartet Steuersignale über die E/A-Anschlüsse. Das Umschalten auf Lokalsteuerung (LOC) und Steuerung des Frequenzumrichters mit dem Bedienpanel erfolgt durch Drücken der Taste . Das Ergebnis hängt davon ab, wie lange die Taste gedrückt wird:	
	 Lassen Sie die Taste sofort wieder los (die Anzeige blinkt "LoC"), wird der Frequenzumrichter gestoppt. Einstellung des lokalen Tastatur- Sollwerts wie auf Seite 78 beschrieben. 	
	 Durch Drücken der Taste für etwa zwei Sekunden (loslassen, wenn die Anzeige von "LoC" auf "LoC r" wechselt), bleibt der Frequenzumrichter wie vorher. Der Frequenzumrichter kopiert die aktuellen Fernsteuerungswerte für den Läuft-/Stop-Status und den Sollwert und verwendet sie als erste Einstellungen der lokalen Steuerung. 	
	Stop des Frequenzumrichters bei Lokalsteuerung mit Taste	Der Text FWD oder REV in der unteren Zeile beginnt langsam zu blinken.
	Start des Frequenzumrichters bei Lokalsteuerung mit Taste .	Der Text FWD oder REV in der unteren Zeile beginnt schnell zu blinken. Das Blinken hört auf, wenn der Sollwert erreicht ist.

Ändern der Drehrichtung des Motors

Der Wechsel der Drehrichtung des Motors ist in jedem Modus möglich.

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Ist der Frequenzumrichter auf Fernsteuerung eingestellt (REM wird links angezeigt), umschalten auf Lokalsteuerung durch Drücken der Taste (REM). In der Anzeige wird kurz "LoC" angezeigt und dann erscheint wieder die vorherige Anzeige.	LOC 49.1 HZ OUTPUT
2.	Umschalten der Drehrichtung von vorwärts (FWD Anzeige unten) auf rückwärts (REV Anzeige unten) oder umgekehrt durch Drücken der Taste	LOC 49.1 HZ REV
	Hinweis : Parameter 1003 DREHRICHTUNG muss auf 3 (ABFRAGE) eingestellt werden.	

Anzeigemodus

Im Anzeigemodus können Sie:

- bis zu drei Istwertsignale der Gruppe 01: BETRIEBSDATEN überwachen, es wird jedoch nur ein Signal angezeigt
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

In den Anzeigemodus gelangen Sie durch Drücken der Taste 📆 bis in der Anzeige unten der Text OUTPUT erscheint.

Die Anzeige zeigt einen Wert eines Signals aus Gruppe 01: BETRIEBSDATEN. Die Einheit wird rechts daneben angezeigt. Auf Seite 80 ist dargestellt, wie bis zu drei Signale im Anzeigemodus überwacht

REM 491 HZ
OUTPUT FWD

werden können. In der Tabelle unten ist angegeben, wie jeweils eines der Signale angezeigt wird.

Blättern durch die Überwachungssignale

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Wenn mehr als ein Signal für die Überwachung ausgewählt worden sind (siehe Seite 80), können diese im Anzeigemodus durchgeblättert werden. Durchblättern der Signale vorwärts durch wiederholtes Drücken der Taste Durchblättern der Signale rückwärts durch wiederholtes Drücken der Taste Taste V.	REM 49.1 HZ OUTPUT 0.5 A OUTPUT FWD REM 10.7 %
		OUTPUT FWD

Sollwert-Modus

Im Sollwert-Modus können Sie:

- den Drehzahl-, Frequenz- oder den Drehmoment-Sollwert einstellen
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Einstellung von Drehzahl-, Frequenz- oder Drehmoment-Sollwert

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü durch Drücken der Taste aufrufen, wenn Sie im Anzeigemodus sind, sonst durch wiederholtes Drücken der Taste bis MENU unten im Display angezeigt wird.	REM PAT FWD
2.	Ist der Frequenzumrichter auf Fernsteuerung eingestellt (REM wird links angezeigt), umschalten auf Lokalsteuerung durch Drücken der Taste Es wird kurz "LoC" angezeigt, bevor auf Lokalsteuerung umgeschaltet wird. Hinweis: Mit Gruppe 11: SOLLWERT AUSWAHL kann eine Sollwert-Änderung im Modus Fernsteuerung (REM) freigegeben werden.	PAr MENU FWD
3.	Ist die Bedienpanel nicht im Sollwert-Modus ("rEF" nicht sichtbar), die Tasten oder drücken, bis "rEF" angezeigt wird und dann Taste drücken. Jetzt wird der aktuelle Sollwert mit sei unter dem Wert.	LOC PEF FWD LOC 491 HZ SEE FWD
4.	 Erhöhung des Sollwerts mit Taste Verminderung des Sollwerts mit Taste Der Wert ändert sich sofort, wenn die Tasten gedrückt werden. Er wird im Frequenzumrichter dauerhaft gespeichert und automatisch nach dem Einschalten ausgelesen. 	LOC 500 HZ

Parameter-Einstellmodus

Im Parameter-Modus können Sie:

- Parameterwerte anzeigen und ändern
- Signale, die im Anzeigemodus angezeigt werden, auswählen und ändern
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Auswahl eines Parameters und Ändern seines Werts

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü durch Drücken der Taste aufrufen, wenn Sie im Anzeigemodus sind, sonst durch wiederholtes Drücken der Taste bis MENU unten im Display angezeigt wird.	LOC PEF
2.	Ist das Bedienpanel nicht im Parameter-Modus ("PAr" nicht sichtbar), die Tasten oder drücken, bis "PAr" angezeigt wird und dann Taste drücken. In der Anzeige wird die Nummer einer der Parametergruppen angezeigt.	PAr FWD LOC -01-
3.	Mit den Tasten und gelangen Sie zur gewünschten Parametergruppe.	LOC -11-
4.	Taste Tdrücken. Die Anzeige zeigt einen der Parameter in der gewählten Gruppe.	$\begin{array}{c c} & 1101 \\ & \text{PAR} & \text{FWD} \end{array}$
5.	Mit den Tasten und gelangen Sie zum gewünschten Parameter.	LOC 1103 PAR FWD
6.	Taste für etwa zwei Sekunden drücken und halten bis der Wert des Parameters mit sei darunter angezeigt wird und die Einstellung jetzt geändert werden kann. Hinweis: Wenn sei sichtbar ist, kann durch gleichzeitiges Drücken der Tasten und der angezeigte Wert des Parameters auf die Standardeinstellung gesetzt werden.	LOC 1 PAFSET FWD
7.	Mit den Tasten und den Einstellwert des Parameters wählen. Nach Änderung des Parameterwerts beginnt stat zu blinken.	LOC 2
	 Sichern des angezeigten Parameterwerts mit Taste Verwerfen des neuen Werts und Beibehalten des bisherigen mit Taste . 	LOC 1103 FWD

Auswahl der Signale im Anzeigemodus

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Auswahl, welche Signale im Anzeigemodus überwacht werden sollen und wie sie mit den Parametern von <i>Gruppe 34: PROZESS VARIABLE</i> angezeigt werden. Detaillierte Angaben zum Ändern von Parameterwerten siehe Seite 59.	LOC 103 PARSE FWD
	Als Standard können drei Signale, die mit Blättern angezeigt werden, überwacht werden (siehe Seite 77). Die einzelnen Standardsignale sind von der Einstellung von Parameter 9902 APPLIK MAKROabhängig: für Makros, deren Standardwert von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE = 1 (SVC DREHZAHL), ist der Standard für Signal 1 = 0102 DREHZAHL, sonst 0103 AUSGANGSFREQ. Standard für Signale 2 und 3 sind immer 0104 STROMUND 0105 DREHMOMENT.	LOC 105 PARSE FWD
	Zum Ändern der Standardsignale aus <i>Gruppe 01: BETRIEBSDATEN</i> bis zu drei Signale auswählen, die durchblättert werden können.	
	Signal 1: Änderung des Werts von Parameter 3401 PROZESSWERT1 auf den Index des Signal-Parameters in Gruppe Gruppe 01: BETRIEBSDATEN (= Nummer des Parameters ohne führende Null), z.B. 105 steht für Parameter 0105 DREHMOMENT. Der Wert 100 bedeutet, dass kein Signal angezeigt wird.	
	Für die Signale 2 (3408 PROZESSWERT2) und 3(3415 PROZESSWERT3)wiederholen. Ist zum Beispiel if 3401 = 0 und 3415 = 0, ist das Anzeigen deaktiviert und das mit 3408 eingestellte Signal erscheint in der Anzeige. Wenn alle drei Parameter auf 0 eingestellt sind, d.h. für die Überwachung ist kein Signal ausgewählt, wird auf dem Bedienpanel "n.A" angezeigt.	
2.	Für Dezimalwerte kann die Anzahl der Dezimalstellen angegeben werden, oder verwenden Sie die Dezimalstellen und Einheiten des Quellsignals [Einstellung (9 (DIREKT)]. Balkenanzeigen kann das Basis-Bedienpanel nicht darstellen. Details siehe Parameter 3404.	LOC 9
	Signal 1: Parameter 3404 ANZEIGE 1 FORM Signal 2: Parameter 3411 ANZEIGE 2 FORM Signal 3: Parameter 3418 ANZEIGE 3 FORM.	
3.	Auswahl der Einheit, in der die Signale angezeigt werden. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn Parameter 3404/3411/3418 auf 9 (DIREKT) eingestellt ist. Details siehe Parameter 3405.	LOC 3
	Signal 1: Parameter 3405 ANZEIGE 1 EINHEIT Signal 2: Parameter 3412 ANZEIGE 2 EINHEIT Signal 3: Parameter 3419 ANZEIGE 3 EINHEIT.	
4.	Auswahl der Skalierung der Signale durch Angabe der Minimum- und Maximum-Anzeigewerte. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn Parameter 3404/3411/3418 auf 9 (DIREKT) eingestellt ist. Details siehe Parameter 3406 und 3407.	LOC PASE FWD
	Signal 1: Parameter 3406 ANZEIGE 1 MIN und 3407 ANZEIGE 1 MAX Signal 2: Parameter 3413 ANZEIGE 2 MIN und 3414 ANZEIGE 2 MAX Signal 3: Parameter 3420 ANZEIGE 3 MIN und 3421 ANZEIGE 3 MAX.	5 OOLO HZ PA ISE FWD

Kopier-Modus

Mit dem Basis-Bedienpanel können ein vollständiger Satz von Parametern des Frequenzumrichters und bis zu zwei Benutzersätze von Antriebsparametern im Bedienpanel gespeichert werden. Der Speicher des Bedienpanels ist ein batterieunbahängiger Festspeicher.

Im Kopier-Modus können Sie:

- Alle Parameter vom Frequenzumrichter in das Bedienpanel kopieren (uL Upload). Dies schließt alle vom Benutzer eingestellten Parameter und die internen (nicht vom Benutzer einstellbaren) Parameter ein, wie z.B. die beim ID-Lauf generierten Einstellungen.
- Den gesamten Parametersatz aus dem Bedienpanel wieder in den Frequenzumrichter zurückspeichern (dL A – Download All). Damit werden alle Parameter, einschließlich der nicht vom Benutzer einstellbaren Motor-Parameter in den Frequenzumrichter geschrieben. Die Benutzer-Parametersätze sind nicht enthalten.

Hinweis:Diese Funktion dient zum Wiederherstellen der Antriebseinstellungen oder zum Übertragen von Parametereinstellungen auf Systeme, die mit dem Originalsystem identisch sind.

 Einen Teil eines Parametersatzes mit dem Bedienpanel in einen Frequenzumrichter kopieren (dL P – Download Partial). Der Teilsatz enthält nicht die Benutzersätze, nicht die internen Motor-Parameter, nicht die Parameter 9905...9909, 1605, 1607, 5201 und nicht die Parameter von Gruppe 51: EXT KOMM MODULE und Gruppe 53: EFB PROTOKOLL.

Die Quell- und Ziel-Frequenzumrichter und ihre Motorgröße müssen nicht gleich sein.

- Die BENUTZER S1 Parameter mit dem Bedienpanel in den Frequenzumrichter kopieren (dL u1 – Download Benutzersatz 1). Ein Benutzersatz enthält die Parameter von Gruppe 99: DATEN und die internen Motor-Parameter.
 - Die Funktion wird nur im Menü angezeigt, wenn zuvor ein Benutzersatz 1 gespeichert wurde mit Parameter 9902 APPLIK MAKRO (siehe abschnitt Benutzer-Parametersätze auf seite 94) und danach in das Bedienpanel mit UPLOAD ZUM PANEL eingelesen worden ist.
- Die BENUTZER S2 Parameter mit dem Bedienpanel in den Frequenzumrichter kopieren (dL u2 – Download Benutzersatz 2). Wie dL u1 – Download Benutzersatz 1 oben.
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Upload und Download von Parametern

Das Bedienpanel ist für die Upload- und Download-Funktionen verfügbar, siehe oben.

Schritt	Maßnahme		Anzeige	
1.	Das Hauptmenü durch Drücken der Taste Taste aufrufen, wenn Sie im Anzeigemodus sind, sonst durch wiederholtes Drücken der Taste bis MENU unten im Display angezeigt wird.	LOC	PAr MENU FWD	
2.	Wenn sich das Bedienpanel nicht im COPY-Modus befindet ("CoPY" nicht sichtbar), Taste oder drücken, bis "CoPY" angezeigt wird. Taste drücken.	LOC	COPY MENU FWD	
			MENU FWD	
3.	Zum Upload aller Parameter (inkl. der Benutzersätze) vom Frequenzumrichter in die Bedienpanel, "uL" aufrufen mit den Tasten und und .	LOC	UL MENU FWD	
	Taste Tdrücken. Bei der Übertragung der Daten wird der Status als Prozentsatz angezeigt.	LOC	ul 50	%
	• Zur Ausführung von Downloads die jeweilige Funktion (hier wird "dL A", Download All, als Beispiel angeführt) aufrufen mit den Tasten und .	LOC	dL A	
	Taste Tdrücken. Bei der Übertragung der Daten wird der Status als Prozentsatz angezeigt.	LOC	dL 50	%

Basis-Bedienpanel Warnmeldungen

Zusätzlich zu den Stör- und Warncodes des Frequenzumrichters (siehe Kapitel *Diagnose*), werden Warnmeldungen dem Basis-Bedienpanel mit einem Code in der Form A5xxx angezeigt. Abschnitt *Warnmeldungs-Codes (Basis-Bedienpanel)* auf Seite *280* enthält eine Liste der Warncodes mit Beschreibungen.

Applikationsmakros

Mit Makros werden die Einstellwerte einer bestimmten Gruppe von Parametern auf neue, voreingestellte Werte gesetzt. Verwenden Sie die Makros, um das manuelle Einstellen von Parametern zu minimieren. Mit der Auswahl eines Makros werden alle anderen Parameter auf ihre ursprünglichen Standardwerte gesetzt, mit Ausnahme der:

- Daten-Parameter Gruppe 99: DATEN (außer Parameter 9904)
- 1602 PARAMETERSCHLOSS
- 1607 PARAM SPEICHERN
- 3018 KOMM FEHL FUNK und 3019 KOMM. STÖRUNGZEIT
- 9802 KOMM PROT AUSW
- Parameter der Gruppe 50: IMPULSGEBER ... Gruppe 53: EFB PROTOKOLL
- Parameter der Gruppe 29: WARTUNG TRIGGER.

Nach Auswahl eines Makros können zusätzliche Parameteränderungen manuell mit in Bedienpanel durchgeführt werden.

Makros werden durch Auswahl von Parameter 9902 APPLIK MAKRO aktiviert. Die Auswahl 1, ABB STANDARD, ist das werksseitig eingestellte Standard-Makro.


In den folgenden Abschnitten werden die Applikationsmakros jeweils mit Anschlussbeispielen beschrieben.

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels, *Makro-Standardwerte für Parameter*, sind alle Parameter aufgelistet, die durch die Einstellung von Makros geändert werden und die Standardwerte, die mit Auswahl des jeweiligen Makro eingestellt werden.

Makro ABB Standard

Dies ist das Standard-Makro. Es bietet eine 2-Leiter E/A-Konfiguration mit drei (3) Fest-/Konstantdrehzahlen für allgemeine Antriebsaufgaben. Die Parameterwerte sind die Standardwerte gemäß Abschnitt *Vollständige Parameterliste* auf Seite 97.

Anschlussbeispiel:





Eingangssignale

- Analoger Sollwert (Al1)
- Start, Stop und Drehrichtung (DI1,2)
- Auswahl Konstantdrehzahl (DI3,4) •
- Auswahl Rampe (1 von 2) (DI5)

Ausgangssignale

- Analogausgang AO1: Frequenz
- Analogausgang AO2: Strom
- Relaisausgang 1: Bereit
- Relaisausgang 2: Läuft
- · Relaisausgang 3: Störung(-1)






Makro 3-Draht

Dieses Makro wird verwendet, wenn der Antrieb mit Drucktasten gesteuert wird. Es bietet drei (3) Konstantdrehzahlen. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 auf 2 (3-DRAHT) eingestellt werden.

Hinweis: Wenn der Stop-Eingang (DI2) deaktiviert ist (kein Signal), sind die Start/ Stop-Tasten der Bedienpanel nicht wirksam.

Anschlussbeispiel:





Eingangssignale

- Analoger Sollwert (Al1)
- Start, Stop und Drehrichtung (DI1,2,3)
- Auswahl Konstantdrehzahl (DI4,5)

Ausgangssignale

- Analogausgang AO1: Drehzahl
- Analogausgang AO2: Strom
- Relaisausgang 1: Bereit
- Relaisausgang 2: Läuft
- Relaisausgang 3: Störung(-1)






Makro Drehrichtungsumkehr

Dieses Makro stellt eine E/A-Konfiguration zur Verfügung, die an eine Folge von DI-Steuersignalen beim Wechsel der Drehrichtung des Motors angepasst ist. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 auf 3 (DREHR UMKEHR) eingestellt werden.

Anschlussbeispiel:




Eingangssignale

- Analoger Sollwert (Al1)
- Start, Stop und Drehrichtung (DI1,2)
- · Auswahl Konstantdrehzahl (DI3,4) .
- Auswahl Rampenpaar 1/2 (DI5)
- Freigabe (DI6)

Ausgangssignale

- · Analogausgang AO1: Drehzahl
- Analogausgang AO2: Strom
- Relaisausgang 1: Bereit
- Relaisausgang 2: Läuft
- Relaisausgang 3: Störung(-1)






Makro Motorpotentiometer

Dieses Makro ist eine kostengünstige Schnittstelle für speicherprogrammierbare Steuerungen, die die Drehzahl des Antriebs nur mit Hilfe von Digitalsignalen ändern. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 auf 4 (MOTORPOTI) eingestellt werden.

Anschlussbeispiel:




Eingangssignale

- Start, Stop und Drehrichtung (DI1,2)
- Sollwert auf/ab (DI3,4)
- Auswahl Konstantdrehzahl (DI5)
- Freigabe (DI6)

Ausgangssignale

- Analogausgang AO1: Drehzahl
- Analogausgang AO2: Strom
- Relaisausgang 1: Bereit
- Relaisausgang 2: Läuft
- Relaisausgang 3: Störung(-1)






Hand-Auto Makro

Dieses Makro ermöglicht eine E/A-Konfiguration, die häufig bei HLK-Applikationen verwendet wird. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 auf 5 (HAND/AUTO) eingestellt werden.

Hinweis: Parameter 2108 START SPERRE muss in Standardeinstellung, 0 (AUS) bleiben.

Anschlussbeispiel:



Steuerkabel-Schirm

Externer Sollwert 1: 0...10 V (Handsteuerung)


Masse Analogeingangskreis Referenzspannung 10 V DC

Externer Sollwert 2: 0...20 mA (automatische Steuerung)

Masse Analogeingangskreis

Motorausgang Drehzahl: 0...20 mA

Ausgangsstrom: 0...20 mA Masse Analogausgangskreis




Hilfsspannungsausgang +24 V DC Masse für Hilfsspannungsausgang

Masse alle Digitaleingänge

Start/Stop (Manuell): Schließen startet den Frequenzumrichter. **Vorwärts/Rückwärts (Hand):** Zur Drehrichtungsumkehr schließen. **Auswahl EXT1/EXT2:** Zur Einstellung auf Automatik schließen.

Freigabe: Öffnen stoppt den Freguenzumrichter.

Vorwärts/Rückwärts (Auto): Zur Drehrichtungsumkehr schließen. Start/Stop (Auto): Schließen startet den Frequenzumrichter.



Relaisausgang 1, programmierbar Standard-Betrieb:

Bereit => 19 geschlossen mit 21 Relaisausgang 2, programmierbar Standard-Betrieb:

Läuft => 22 geschlossen mit 24 Relaisausgang 3, programmierbar Standard-Betrieb:

Störung (-1) =>25 geschlossen mit 27 (Störung => 25 geschlossen mit 26)

Hinweis 1.

Der Sensor für Al2 wird extern mit Spannung versorgt. Siehe Hersteller-Anweisungen. Verwendung des über den Hilfsspannungsausgang des Frequenzumrichters vorsorgten Sensors siehe Seite 92.

Eingangssignale

- · Zwei analoge Sollwerte (Al1, 2)
- Start/Stop Hand/Auto (DI1, 6)
- Drehricht. Hand/Auto (DI2, 5)
- Ausw. Steuerplatz (DI3)
- Freigabe (DI4)

Ausgangssignale

- Analogausgang AO1: Drehzahl
- Analogausgang AO2: Strom
- Relaisausgang 1: Bereit
- · Relaisausgang 2: Läuft
- Relaisausgang 3: Störung(-1)

DIP-Schalter




AI2: 0(4)...20 mA

Makro PID-Regelung

Dieses Makro ist für den Einsatz in verschiedenen Systemen mit geschlossenem Regelkreis vorgesehen, zum Beispiel Druckregelung, Durchflussregelung usw. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 auf 6 (PID-REGLER) eingestellt werden.

Hinweis: Parameter 2108 START SPERRE muss in Standardeinstellung, 0 (AUS) bleiben.

Anschlussbeispiel:



10 24V

14 DI2

15 DI3

16 DI4

17 DI5

18 DI6

11 GND

12 DCOM 13 DI1

Steuerkabel-Schirm

Ext. Sollw. 1 (Manuell) oder Ext. Sollw. 2 (PID): 0...10 V¹

Masse Analogeingangskreis Referenzspannung 10 V DC Istwertsignal (PID): 4...20 mA Masse Analogeingangskreis

Motorausgang Drehzahl: 0-20 mA Ausgangsstrom: 0...20 mA Masse Analogausgangskreis


Hilfsspannungsausgang +24 V DC Masse für Hilfsspannungsausgang Masse alle Digitaleingänge

Hinweis 1: Manuell: 0...10V => Drehzahl-Sollwert PID: 0...10V => 0...100% PID-Sollwert

Hinweis 3.

Der Sensor für Al2 wird extern mit Spannung versorgt. Siehe Hersteller-Anweisungen. Verwendung des über den Hilfsspannungsausgang des Frequenzumrichters vorsorgten Sensors siehe Seite 92.

Start/Stop (Manuell): Schließen startet den Frequenzumrichter. Auswahl EXT1/EXT2: Schließen, um PFC-Regelung zu wählen. Auswahl Konstantdrehzahl 1: (Nicht verwendet bei PID-Regelung)² Auswahl Konstantdrehzahl 2: (Nicht verwendet bei PID-Regelung)² Freigabe: Öffnen stoppt den Frequenzumrichter. Start/Stop (PID): Schließen startet den Frequenzumrichter.



Relaisausgang 1, programmierbar Standard-Betrieb:

Bereit => 19 geschlossen mit 21 Relaisausgang 2, programmierbar Standard-Betrieb:

Läuft => 22 geschlossen mit 24 Relaisausgang 3, programmierbar Standard-Betrieb:

Störung (-1) =>25 geschl. mit 27 (Störung => 25 geschloss. mit 26)

Hinweis 2: Code: 0 = offen, 1 = geschlossen

DI3	DI4	Ausgabe	
0	0	Sollwert über Al1	
1	0	KONSTANTDREHZ1 (12	202)
0	1	KONSTANTDREHZ2 (12	203)
1	1	KONSTANTDREHZ3 (12	204)

Eingangssignale

- Analoger Sollwert (Al1)
- Istwert (AI2)
- Start/Stop Hand/PID (DI1, 6)
- EXT1/EXT2 Auswahl (DI2)
- Auswahl Konstantdrehzahl (DI3, 4) Relaisausgang 3: Störung(-1)
- Freigabe (DI5)

Ausgangssignale

- Analogausgang AO1: Drehzahl
- Analogausgang AO2: Strom
- Relaisausgang 1: Bereit
- Relaisausgang 2: Läuft

J1

oder

AI1: 0...10 V AI2: 0(4)...20 mA

AI1: 0...10 V

AI2: 0(4)...20 mA

- 1. Ext 1 / Ext 2
- 2. Freigabe
- 3. Start.




PFC-Makro

Dieses Makro enthält Parametereinstellungen für Pumpen- und Lüfteranwendungen (PFC). Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 auf 7 (PFC REGLER) eingestellt werden.

Hinweis: Parameter 2108 START SPERRE muss in Standardeinstellung, 0 (AUS) bleiben.

Anschlussbeispiel:



Steuerkabel-Schirm

Ext. Sollw. 1 (Manuell) oder Ext.Sollw. 2 (PID/PFC): 0...10 V¹

Masse Analogeingangskreis Referenzspannung 10 V DC Istwertsignal (PID): 4...20 mA

Masse Analogeingangskreis Ausgangsfrequenz: 0...20 mA

Istwert 1 (PI-Regler-Istwert): 0(4)...20 mA

Masse Analogausgangskreis

10 24V 11 GND 12 DCOM 13 DI1 14 DI2 15 DI3 16 DI4 DI5 17

18 DI6


Hilfsspannungsausgang +24 V DC Masse für Hilfsspannungsausgang Masse alle Digitaleingänge

Start/Stop (Manuell): Schließen startet den Frequenzumrichter.

Freigabe: Öffnen stoppt den Frequenzumrichter.

Auswahl EXT1/EXT2: Aktivierung wählt die PFC-Regelung

Verriegelung: Öffnen stoppt den Frequenzumrichter. Verriegelung: Öffnen stoppt den Konstantdrehzahlmotor. Start/Stop (PFC): Schließen startet den Frequenzumrichter.



Relaisausgang 1, programmierbar Standard-Betrieb:

Läuft => 19 geschlossen mit 21 Relaisausgang 2, programmierbar

Standard-Betrieb:
Störung (-1) =>22 geschl. mit 24
(Störung => 22 geschlossen mit 23)
Relaisausgang 3, programmierbar
Standard-Betrieb:

Hilfsmotor eingeschaltet=>25 geschlossen mit 27

Hinweis 2:

Hinweis 1:

PID-Sollwert

Manuell: 0...10V => 0...50 Hz

PID/PFC: 0...10V => 0...100%

Der Sensor für Al2 wird extern mit Spannung versorgt. Siehe Hersteller-Anweisungen. Verwendung des über den Hilfsspannungsausgang des Frequenzumrichters vorsorgten Sensors siehe Seite 92.


Eingangssignale

- Analoger Soll- u. Istwert (Al1, 2)
- Start/Stop Manuell/PFC (DI1, 6)
- Freigabe (DI2)
- EXT1/EXT2 Auswahl (DI3)
- Verriegelung (DI4, 5)

Ausgangssignale

- Analogausgang AO1: Frequenz
- Analogausgang AO2: Istwert 1
- Relaisausgang 1: Läuft
- Relaisausgang 2: Störung(-1)
- Relaisausgang 3: Hilfsmotor EIN

DIP-Schalter



AI2: 0(4)...20 mA

- 1. Ext 1 / Ext 2
- 2. Freigabe
- 3. Start.

Hinweis: Folgende Einschaltfolge einhalten:

Makro Momentenregelung


Dieses Makro enthält Parametereinstellungen für Anwendungen, die eine Drehmomentregelung des Motors erfordern. Die Regelcharakteristik kann auch auf Drehzahlregelung umgeschaltet werden. Zur Aktivierung des Makros den Wert von Parameter 9902 auf 8 (MOM-REGELUNG) einstellen.

Anschlussbeispiel:

Auswahl Konstantdrehzahl (DI4)

Auswahl Rampenpaar 1/2 (DI5)

Freigabe (DI6)



AI1: 0...10 V


AI2: 0(4)...20 mA

Anschlussbeispiele von 2-Leiter- und 3-Leiter-Sensoren

Viele Anwendungen arbeiten mit Prozess-PI(D)-Regelung und erfordern ein Rückführsignal vom Prozess. Das Rückführsignal wird typischerweise an Analogeingang 2 (AI2) angeschlossen.

Die Makro-Schaltbilder für jedes zuvor in diesem Kapitel beschriebenen Makro gelten für einen extern mit Spannung versorgten Sensor (Anschlüsse nicht abgebildet). Die folgenden Abbildungen sind Beispiele für Anschlüsse unter Verwendung eines 2-Leiter- oder 3-Leiter-Sensors/Gebers, die über den Hilfsspannungsausgang des Frequenzumrichters versorgt werden.

2-Leiter-Sensor/Geber



Hinweis: Der Sensor wird über seinen Stromausgang versorgt und der Frequenzumrichter stellt die Speisespannung (+24 V) bereit. Deshalb muss das Ausgangssignal 4...20 mA und nicht 0...20 m A betragen.


3-Leiter-Sensor/Geber



Anschluss, um 0...10 V an den Analogausgängen zu erhalten

Um 0...10 V an den Analogausgängen zu erhalten, schließen Sie einen 500 Ohm-Widerstand (oder zwei 1 kOhm-Widerstände parallel) zwischen dem Analogausgang und dem Analogausgangskreis AGND an.

Beispiele für Analogausgang 2 AO2 sind in den folgenden Abbildungen dargestellt:



Benutzer-Parametersätze

Zusätzlich zu den Standard Applikationsmakros können zwei Benutzer-Parametersätze im Permanentspeicher gesichert und bei Bedarf geladen werden. Ein Benutzer-Parametersatz besteht aus benutzerspezifischen Parameter-Einstellungen, einschließlich den Parametern der *Gruppe 99: DATEN* und den Ergebnissen der Motoridentifikation. Der Tastatur-Sollwert wird ebenfalls gespeichert, wenn der Benutzer-Parametersatz in Lokalsteuerung gespeichert und geladen wird. Die Einstellung der Fernsteuerung wird im Benutzer-Parametersatz gespeichert, nicht jedoch die Einstellung der Lokalsteuerung.

In den folgenden Schritten wird das Speichern und Laden von Benutzer-Parametersatz 1 beschrieben. Die Vorgehensweise für Benutzer-Parametersatz 2 ist identisch, nur die Werte von Parameter 9902 sind unterschiedlich.

Speichern von Benutzer-Parametersatz 1:

- Alle Parameter einstellen. Falls für die Anwendung erforderlich, die Motoridentifikation durchführen, falls dies noch nicht erfolgt ist.
- Die Parameter-Einstellungen und Ergebnisse der Motoridentifikation im Permanentspeicher durch Ändern von Parameter 9902 auf -1 (NUTZER1SPEIC) speichern.
- Mit Taste SPEICHE Komfort-Bedienpanel: AUSWAHL (Basis-Bedienpanel).

Laden von Benutzer-Parametersatz 1:

- Parameter 9902 auf 0 (NUTZER1 LADEN) EINSTELLEN).

Der Benutzer-Parametersatz kann auch über Digitaleingänge geschaltet werden (siehe Parameter 1605).

Hinweis: Das Laden des Benutzer-Parametersatzes stellt die Parameter Einstellungen einschließlich *Gruppe 99: DATEN* und die Ergebnisse der Motoridentifikation wieder her. Prüfen Sie, ob die Einstellungen zum verwendeten Motor passen.

Hinweis: Mit Benutzermakros kann zum Beispiel ein Frequenzumrichter zwei unterschiedliche Motoren antreiben, ohne die Motor-Parameter neu einstellen und die Motoridentifikation wiederholen zu müssen, wenn der Motor gewechselt wird. Der Benutzer muss nur einmal die Einstellungen vornehmen und für jeden Motor die Motoridentifikation ausführen und dann die Daten als zwei motorenspezifische Benutzermakros speichern. Wenn der Motor gewechselt wird, muss nur das zum Motor gehörende Benutzermakro geladen werden und der Frequenzumrichter ist betriebsbereit.

Makro-Standardwerte für Parameter

Die Standardwerte der Parameter sind in Abschnitt *Vollständige Parameterliste* auf Seite *97* aufgelistet. Eine vom Standardmakro (ABB Standard) abweichende Einstellung, d.h. eine Änderung des Wertes von Parameter 9902, führt zu einer Änderung der in den folgenden Tabellen angegebenen Parameter-Standardwerte.

Hinweis: Es gibt zwei Wertesätze, da die Standardwerte für 50 Hz/IEC (ACS550-01) bzw. 60 Hz/NEMA (ACS550-U1) eingestellt sind.

ACS550-01

	Parameter	ABB Standard	3-Draht	Drehrich- tungs- umkehr	Motor- potentio- meter	Hand-Auto	PID- Regelung	PFC- Regelung	Drehmo- ment- regelung
9902	APPLIK MAKRO	1 =	2 =	D. 12 1	4 =	5 =	6 =	7 =	8 = MOM-
0004		ABB STANDARD				HAND/AUTO	PID-REGLER		REGELUNG
	MOTOR REGELMODUS	3 = SCALAR (U/F)	1 = SVC DREHZAHL	7 . 7 . 7	2 = SVC DREHMOM				
		` '	4 = DI1P,2P,3		2 = DI1,2	2 = DI1,2	1 = DI1		2 = DI1,2
			0 = KEINE	0 = BITF, 2R	,			6 = DI6	2 = D11,2 2 = D11,2
		AUSW	AUSW	AUSW	AUSW				,
1003	DREHRICHTUNG	3 = ABFRAGE	3 = ABFRAGE	3 = ABFRAGE	3 = ABFRAGE	3 = ABFRAGE	1 = VORWÄRTS	1 = VORWÄRTS	3 = ABFRAGE
1102	AUSW EXT1/EXT2	0 = EXT1	0 = EXT1	0 = EXT1	0 = EXT1	3 = DI3	2 = DI2	3 = DI3	3 = DI3
1103	AUSW.EXT SOLLW 1	1 = AI1	1 = AI1	1 = AI1	12 = DI3U,4D(NC)	1 = AI1	1 = AI1	1 = AI1	1 = AI1
1106	AUSW.EXT SOLLW 2	2 = AI2	2 = AI2	2 = AI2	2 = AI2	2 = AI2	19 = PID1AUSGANG	19 = PID1AUSGANG	2 = AI2
_	KONSTANTDREHZ	·	10 = DI4,5	,	5 = DI5	0 = KEINE AUSW		AUSW	4 = DI4
1304	MINIMUM AI2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
1401	RELAISAUSG 1	1 = BEREIT		1 = BEREIT	1 = BEREIT	1 = BEREIT	1 = BEREIT	2 = LÄUFT	1 = BEREIT
1402	RELAISAUSG 2	2 = LÄUFT	2 = LÄUFT	2 = LÄUFT	2 = LÄUFT	2 = LÄUFT	2 = LÄUFT	3 = STÖRUNG(-1)	2 = LÄUFT
1403		~	3 = STÖRUNG(-1)	3 = STÖRUNG(-1)	3 = STÖRUNG(-1)	3 = STÖRUNG(-1)		31 = PFC	3 = STÖRUNG(-1)
1501	ANALOGAUSGANG 1		MOT	102 = 0102 MOT DREHZAHL	102 = 0102 MOT DREHZAHL	MOT	MOT		102 = 0102 MOT DREHZAHL
1507	ANALOGAUSGANG 2	104 = MO- TORSTROM	104 = MO- TORSTROM	104 = MO- TORSTROM	104 = MO- TORSTROM	104 = MO- TORSTROM	104 = MO- TORSTROM	130 = PID1 ISTWERT	104 = MO- TORSTROM
1510	MINIMUM AO2	0.0 mA	0.0 mA	0.0 mA	0.0 mA	0.0 mA	0.0 mA	4.0 mA	0.0 mA
1601	FREIGABE	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	6 = DI6	6 = DI6	4 = DI4	5 = DI5	2 = DI2	6 = DI6
2201	AUSW RAMPEN1/2		AUSW		0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	AUSW	AUSW	5 = DI5
3201			102 = 0102 DREHZAHL	102 = 0102 DREHZAHL	102 = 0102 DREHZAHL	102 = 0102 DREHZAHL		103 = 0103 AUSGANGS- FREQ	102 = 0102 DREHZAHL
3401	PROZESSWERT 1	AUSGANGS-	102 = 0102 MOT DREHZAHL	MOT	102 = 0102 MOT DREHZAHL	102 = 0102 MOT DREHZAHL	102 = 0102 MOT DREHZAHL	AUSGANGS-	102 = 0102 MOT DREHZAHL
	PID VERSTÄRKUNG		1.0	1.0	1.0	1.0		2.5	1.0
			60.0 s		60.0 s				
4101	PID VERSTÄRKUNG	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.5	1.0
4102	INTEGR ZEIT	60.0 s	60.0 s	60.0 s	60.0 s	60.0 s	60.0 s	3.0 s	60.0 s
8123		-	0 = KEINE AUSW	_	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	1 = AKTIV	0 = KEINE AUSW

ACS550-U1

	Parameter	ABB Standard	3-Draht	Drehrich- tungs- umkehr	Motor- potentio- meter	Hand-Auto	PID- Regelung	PFC- Regelung	Drehmo- ment- regelung
9902	APPLIK MAKRO	1 = ABB STANDARD		3 = DREHR UMKEHR	4 = MOTORPOTI	5 = HAND/AUTO	6 = PID-REGLER	7 = PFC REGLER	8 = MOM- REGELUNG
9904	MOTOR REGELMODUS	3 = SCALAR (U/F)	1 = SVC DREHZAHL	1 = SVC DREHZAHL	1 = SVC DREHZAHL	1 = SVC DREHZAHL	1 = SVC DREHZAHL	3 = SCALAR (U/F)	2 = SVC DREHMOM
1001	EXT1 BEFEHLE	2 = DI1,2	4 = D11P,2P,3	9 = D11F,2R	2 = DI1,2	2 = D11,2	1 = DI1	1 = DI1	2 = D11,2
1002		0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	7 = DI6,5	6 = DI6	6 = DI6	2 = DI1,2
1003	DREHRICHTUNG	3 = ABFRAGE	3 = ABFRAGE	3 = ABFRAGE	3 = ABFRAGE	3 = ABFRAGE	1 = VORWÄRTS	1 = VORWÄRTS	3 = ABFRAGE
1102	AUSW EXT1/EXT2	0 = EXT1	0 = EXT1	0 = EXT1	0 = EXT1	3 = DI3	2 = DI2	3 = DI3	3 = DI3
1103	AUSW.EXT SOLLW 1	1 = AI1	1 = AI1	1 = AI1	12 = DI3U,4D(NC)	1 = AI1	1 = AI1	1 = AI1	1 = AI1
1106	AUSW.EXT SOLLW 2	2 = AI2	2 = AI2	2 = AI2	2 = AI2	2 = AI2	19 = PID1AUSGANG	19 = PID1AUSGANG	2 = AI2
1201	AUSW KONSTANTDREHZ	9 = DI3,4	·		5 = DI5	0 = KEINE AUSW	9 = DI3,4	0 = KEINE AUSW	4 = DI4
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
1401	RELAISAUSG 1	1 = BEREIT	1 = BEREIT	1 = BEREIT	1 = BEREIT	1 = BEREIT	1 = BEREIT	2 = LÄUFT	1 = BEREIT
1402	RELAISAUSG 2	2 = LÄUFT	2 = LÄUFT	2 = LÄUFT	2 = LÄUFT	2 = LÄUFT	2 = LÄUFT	3 = STÖRUNG(-1)	2 = LÄUFT
1403		3 = STÖRUNG(-1)	3 = STÖRUNG(-1)	3 = STÖRUNG(-1)	3 = STÖRUNG(-1)	3 = STÖRUNG(-1)	3 = STÖRUNG(-1)	31 = PFC	3 = STÖRUNG(-1)
1501	ANALOGAUSGANG 1	103 = 0103 AUSGANGS- FREQ	MOT	MOT	102 = 0102 MOT DREHZAHL	102 = 0102 MOT DREHZAHL	102 = 0102 MOT DREHZAHL	103 = 0103 AUSGANGS- FREQ	102 = 0102 MOT DREHZAHL
1507	ANALOGAUSGANG 2	104 = MO- TORSTROM	104 = MO- TORSTROM	104 = MO- TORSTROM	104 = MO- TORSTROM	104 = MO- TORSTROM	104 = MO- TORSTROM	130 = PID1 ISTWERT	104 = MO- TORSTROM
1510	мінімим ао2	0.0 mA	0.0 mA	0.0 mA	0.0 mA	0.0 mA	0.0 mA	4.0 mA	0.0 mA
1601		0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	6 = DI6	6 = DI6	4 = DI4	5 = DI5	2 = DI2	6 = DI6
2201	AUSW RAMPEN1/2	5 = DI5	0 = KEINE AUSW	5 = DI5	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	5 = DI5
3201		103 = 0103 AUSGANGS- FREQ	102 = 0102 DREHZAHL			102 = 0102 DREHZAHL	102 = 0102 DREHZAHL	AUSGANGS- FREQ	102 = 0102 DREHZAHL
3401	PROZESSWERT 1	103 = 0103 AUSGANGS- FREQ	MOT	MOT	102 = 0102 MOT DREHZAHL	102 = 0102 MOT DREHZAHL	102 = 0102 MOT DREHZAHL	103 = 0103 AUSGANGS- FREQ	102 = 0102 MOT DREHZAHL
4001	PID VERSTÄRKUNG	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.5	1.0
		60.0 s	60.0 s		60.0 s	60.0 s	60.0 s	3.0 s	60.0 s
	PID VERSTÄRKUNG		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.5	1.0
4102	INTEGR ZEIT	60.0 s	60.0 s	60.0 s	60.0 s	60.0 s	60.0 s	3.0 s	60.0 s
8123		0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	1 = AKTIV	0 = KEINE AUSW

Parameter

Vollständige Parameterliste

In der folgenden Tabelle sind alle Parameter aufgelistet. Die Abkürzungen in der Kopfzeile bedeuten:

- S = die Parametereinstellung kann nur geändert werden, wenn der Frequenzumrichter gestoppt worden ist.
- Nutzer = Platz zur Eingabe der gewünschten Parameterwerte.

Einige Werte sind von der "Ausführung" abhängig, die in der Tabelle mit "-01:" = Aufbau und Teile speziell für Installationen mit IEC-Konformität oder "-U1:" =Einrichtung und Teile gemäß US-Installation und NEMA-Übereinstimmung angegeben wird.

Siehe Typenschlüssel auf dem Frequenzumrichter, zum Beispiel ACS550-**01**-08A8-

Code	Name	Bereich	Auflösung	Standard	Benut- zer	S
Gruppe	99: DATEN					
9901	AUSW SPRACHE	016 / 03	1	0 (ENGLISH)		
9902	APPLIK MAKRO	-38, 31	1	1 (ABB STANDARD)		✓
9904	MOTOR REGELMODUS	1 = SVC DREHZAHL, 2 = SVC DREHMOM, 3 = SCALAR (U/F)	1	3 (SKALAR)		✓
9905	MOTOR NENNSPG	-01-yyyy-2: 115345 V / -U1-yyyy-2: 115345 V	1 V	-01-yyyy-2: 230 V / -U1-yyyy-2: 230 V		√
		-01-yyyy-4: 200600 V / -U1-yyyy-4: 230690 V		-01:-yyyy-4 400 V / -U1-yyyy-4: 460 V		
0000	MOTOR NEWNOTRON	-U1-yyyy-6: 288862 V	0.4.4	-U1-yyyy-6: 575 V		√
9906	MOTOR NENNSTROM	0.2 · I _{2hd} 2.0 · I _{2hd}	0.1 A	1.0 · I _{2hd}		Ť
9907	MOTOR NENNFREQ	10.0500.0 Hz	0.1 Hz	-01: 50.0 Hz / -U1: 60.0 Hz		✓
9908	MOTOR NENNDREHZ	5030000 U/min	1 U/min	größenabhängig		✓
9909	MOTOR NENNLEIST	0.23.0 · P _{hd}	-01: 0.1 kW / -U1: 0.1 hp	1.0 · <i>P</i> _{hd}		√
9910	MOTOR ID-LAUF	0 = AUS/ID MAGN, 1 = AN	1	0 (AUS)		✓
9915	MOTOR COSPHI	0 = IDENTIFIED, 0.010.97	0.01	0 (IDENTIFIED)		✓
Gruppe	01: BETRIEBSDATE	N				
0101	DREHZ & RICHTG	-3000030000 U/min	1 U/min	-		
0102	MOTORDREHZAHL	030000 U/min	1 U/min	-		
0103	AUSGANGSFREQ	0.0500.0 Hz	0.1 Hz	-		
0104	MOTORSTROM	0.02.0 · I _{2hd}	0.1 A	-		
0105	DREHMOMENT	-200.0200.0%	0.1%	-		
0106	MOTORLEISTUNG	-2.02.0 · P _{hd}	0.1 kW	-		
0107	ZW.KREIS.SPANN	02,5 · V _{dN}	1 V	-		
0109	AUSGANGSSPANNG	02,0 · V _{dN}	1 V	-		
0110	FU TEMPERATUR	0.0150.0 °C	0.1 °C	-		
0111	EXTERN SOLLW 1	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	-		

Code	Name	Bereich	Auflösung	Standard	Benut- S zer
0112	EXTERN SOLLW 2	0.0100.0% (0.0600.0% für Drehmoment)	0.1%	-	
0113	STEUERORT	0 = LOKAL, 1 = EXT1, 2 = EXT2	1	-	
0114	BETRIEBSZEIT	09999 h	1 h	-	
0115	KWH ZÄHLER	065535 kWh	1 kWh	-	
0116	APPL BLK AUSG	0.0100.0% (0.0600.0% für Drehmoment)	0.1%	-	
0118	DI1-DI3 STATUS	000111 (07 dezimal)	1	-	
0119	DI4-DI6 STATUS	000111 (07 dezimal)	1	-	
0120	AI 1	0.0100.0%	0.1%	-	
0121	Al 2	0.0100.0%	0.1%	-	
0122	RO 1-3 STATUS	000111 (07 dezimal)	1	-	
0123	RO 4-6 STATUS	000111 (07 dezimal)	1	-	
0124	AO 1	0.020.0 mA	0.1 mA	-	
0125	AO 2	0.020.0 mA	0.1 mA	-	
0126	PID 1 AUSGANG	-1000.01000.0%	0.1%	-	
0127	PID 2 AUSGANG	-100.0100.0%	0.1%	-	
0128	PID 1 SETPNT	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4006/4106 und 4007/4107	-	-	
0129	PID 2 SETPNT	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4206 und 4207		-	
0130	PID 1 ISTWERT	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4006/4106 und 4007/4107	-	-	
0131	PID 2 ISTWERT	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4206 und 4207	-	-	
0132	PID 1 ABWEICHUNG	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4006/4106 und 4007/4107	-	-	
0133	PID 2 ABWEICHUNG	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4206 und 4207	-	-	
0134	KOMM RO WORT	065535	1	-	
0135	KOMM WERT 1	-32768+32767	1	-	
0136	KOMM WERT 2	-32768+32767	1	-	
0137	PROZESS VAR 1	-	1		
0138	PROZESS VAR 2	-	1		
0139	PROZESS VAR 3	-	1		
0140	MOT BETRIEBSZEIT	0,00499,99 kh	0,01 kh	-	
0141	MWH ZÄHLER	065535 MWh	1 MWh	-	
0142	ANZ UMDREHUNGEN	065535 MRev	1 Mrev	-	
0143	BETRIEBSZEIT HI	065535 Tage	1 Tag	-	
0144	BETRIEBSZEIT LO	00:00:0023:59:58	1 = 2 s	-	
0145	MOTOR TEMP	Par. 3501 = 13: -10200 °C Par. 3501 = 4: 05000 Ohm Par. 3501 = 56: 01	1	-	
0146	MECH WINKEL	032768	1	-	
0147	MECH UMDR	-32768+32767	1	-	
0148	C IMP EMPFANGEN	0 = NICHT ERK, 1 = ERKANNT	1	-	
0150	CB TEMPERATUR	-20.0150.0 °C	1.0 °C	-	
0153	MOT THERM STRESS	0.0100.0%	0.1%	-	
0158	PID KOMM WERT 1	-32768+32767	1	-	
0159	PID KOMM WERT 2	-32768+32767	1	-	

Code	Name	Bereich	Auflösung	Standard	Benut- zer	S
0174	GESPARTE KWH	0.0999.9 kWh	0.1 kWh	-		
0175	GESPARTE MWH	065535 MWh	1 MWh	-		
0176	GESPARTE SUMME 1	0.0999.9	0.1	-		
0177	GESPARTE SUMME 2	065535	1	-		
0178	GESPARTE CO2	0.06553.5 tn	0.1 tn	-		
Gruppe	03: ISTWERTSIGNA	LĖ			•	
0301	FB CMD WORT 1	-	-	-		
0302	FB CMD WORT 2	-	-	-		
0303	FB STATUS WORT 1	-	-	-		
0304	FB STATUS WORT 2	-	1	-		
0305	STÖRUNG WORT 1	-	1	-		
0306	STÖRUNG WORT 2	-	1	-		
0307	STÖRUNG WORT 3	-	1	-		
0308	WARNUNG WORT 1	-	1	-		
0309	WARNUNG WORT 2	-	1	-		
Gruppe	e 04: STÖRUNGSPEIC	HER				
0401	LETZTE STÖRUNG	Fehlercodes (Panelanzeige als Text)	1	0		П
0402	STÖRUNGSZEIT 1	Datum tt.mm.jj / Betriebszeit in Tagen	1 Tag	0		\vdash
0403	STÖRUNGSZEIT 2	Zeit hh.mm.ss	2 s	0		
0404	DREHZ B STÖRUNG	-32768+32767	1 U/min	0		
0405	FREQ B STÖRUNG	-3276.8+3276.7	0.1 Hz	0		+-
0406	SPANN B STÖRUNG	0.06553.5	0.1 V	0		+-
0407	STROM B STÖRUNG	0.06553.5	0.1 A	0		+-
0408	DREHM B STÖRUNG	-3276.8+3276.7	0.1%	0		+-
0409	STATUS B STÖRUNG	0000FFFF hex	1	0		
0410	DI1-3 B STÖRUNG	000111 (07 dezimal)	1	0		
0411	DI4-6 B STÖRUNG	000111 (07 dezimal)	1	0		+-
0412	2.LETZTE STÖRUNG	Wie Par.	1	0		+-
0413	3.LETZTE STÖRUNG	Wie Par.	1	0		+-
	e 10: START/STOP/DR					
1001	EXT1 BEFEHLE	014	1	2 (DI1,2)	T	√
1002	EXT2 BEFEHLE	014	1	0 (KEINE AUSW)		√
1003	DREHRICHTUNG	1 = VORWÄRTS, 2 = RÜCKWÄRTS, 3 = ABFRAGE	1	3 (ABFRAGE)		V
1004	JOGGING AUSWAHL	-66	1	0 (KEINE AUSW)		✓
Gruppe	11: SOLLWERT AUS	WAHL		,	1	
1101	AUSW PANEL SOLLW	1 = SOLLW 1(Hz/upm), 2 = SOLLW 2 (%)	1	1 [SOLLW1(60 Hz / 1800 Upm)]		
1102	AUSW EXT1/EXT2	-612	1	0 (EXT1)	†	√
1103	AUSW.EXT SOLLW 1	017, 2021	1	1 (AI1)	+	√
1104	EXT SOLLW. 1 MIN	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	` ,	+	+
1105	EXT SOLLW. 1 MAX	0.0500.0 Hz / 030000 U/min		-01: 50.0 (52.0) Hz / 1500 U/min -U1: 60.0 (62.0) Hz / 1800 U/min		
1106	AUSW.EXT SOLLW 2	017, 1921	1	2 (AI2)	1	√
1107	EXT SOLLW. 2 MIN	0.0100.0% (0.0600.0% für Drehmoment)	0.1%	0.0%		

Code	Name	Bereich	Auflösung	Standard	Benut- zer	S
1108	EXT SOLLW. 2 MAX	0.0100.0% (0.0600.0% für Drehmoment)	0.1%	100.0%		
Gruppe	12: KONSTANTDREH	IZAHL				
1201	AUSW KONST DREHZ	-1419	1	9 (DI3,4)		✓
1202	KONSTANTDREHZ 1	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	-01: 5.0 Hz / 300 U/min		
				-U1: 6.0 Hz / 360 U/min		
1203	KONSTANTDREHZ 2	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	-01: 10.0 Hz / 600 U/		
				min -U1: 12,0 Hz / 720 U/min		
1204	KONSTANTDREHZ 3	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 H/min	-01: 15.0 Hz / 900 U/min		-
1204	RONSTANTUREDE S	0.0300.0 112 / 030000 0/111111	0.1 1127 1 0/111111	-U1: 18,0 Hz / 1080 U/min		
1205	KONSTANTDREHZ 4	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	-01: 20.0 Hz / 1200 U/min		+
00				-U1: 24,0 Hz / 1440 U/min		
1206	KONSTANTDREHZ 5	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	-01: 25.0 Hz / 1500 U/min		+-
				-U1: 30,0 Hz / 1800 U/min		
1207	KONSTANTDREHZ 6	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	-01: 40.0 Hz / 2400 U/min		
				-U1: 48,0 Hz / 2880 U/min		
1208	KONSTANTDREHZ 7	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	-01: 50.0 Hz / 3000 U/min		1
				-U1: 60,0 Hz / 3600 U/min		
1209	TIMER MODUS AUSW	1 = EXT/FDZ1/2/3, 2 = FDZ1/2/3/4	1	2 (FDZ1/2/3/4)		√
	13: ANALOGEINGÄN					
	MINIMUM AI1	0.0100.0%		0.0%		
	MAXIMUM AI1	0.0100.0%	0.1%	100.0%		
	FILTER AI1	0.010.0 s		0.1 s		
	MINIMUM AI2	0.0100.0%		0.0%		
1305	MAXIMUM AI2	0.0100.0%	0.1%	100.0%		
1306	FILTER AI2	0.010.0 s	0.1 s	0.1 s		
	14: RELAISAUSGÂN					
	RELAISAUSG 1	044, 46, 47, 52	1	1 (BEREIT)		
	RELAISAUSG 2	044, 46, 47, 52		2 (LÄUFT)		
	RELAISAUSG 3	044, 46, 47, 52		3 [STÖRUNG(-1)]		
1404	RO 1 EIN VERZ	0.03600.0 s		0.0 s		
1405	RO 1 AUS VERZ	0.03600.0 s	0.1 s	0.0 s		
	RO 2 EIN VERZ	0.03600.0 s	0.1 s	0.0 s		
1407	RO 2 AUS VERZ	0.03600.0 s		0.0 s		
1408	RO 3 EIN VERZ	0.03600.0 s		0.0 s		
1409	RO 3 AUS VERZ	0.03600.0 s		0.0 s		
1410	RELAISAUSG 4	044, 46, 47, 52		0 (KEINE AUSW)		
1411	RELAISAUSG 5	044, 46, 47, 52		0 (KEINE AUSW)		
1412	RELAISAUSG 6	044, 46, 47, 52	1	0 (KEINE AUSW)		
1413	RO 4 EIN VERZ	0.03600.0 s		0.0 s		
1414	RO 4 AUS VERZ	0.03600.0 s		0.0 s		
1415	RO 5 EIN VERZ	0.03600.0 s		0.0 s		
1416	RO 5 AUS VERZ	0.03600.0 s		0.0 s		
1417	RO 6 EIN VERZ	0.03600.0 s		0.0 s		
1418	RO 6 AUS VERZ	0.03600.0 s	0.1 s	0.0 s		<u> </u>
	15: ANALOGAUSGÂ			1400 (D	ı	
1501	ANALOGAUSGANG 1	99178	1	103 (Par. 0103 AUSGANGSFREQ)		

Code	Name	Bereich	Auflösung	Standard	Benut- zer	S
1502	AO1 WERT MIN	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 1501 ausgewählt wurde		
1503	AO1 WERT MAX	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 1501 ausgewählt wurde		
1504	MINIMUM AO1	0.020.0 mA	0.1 mA	0.0 mA		
1505	MAXIMUM AO1	0.020.0 mA	0.1 mA	20.0 mA		
1506	FILTER AO1	0.010.0 s	0.1 s	0.1 s		
1507	ANALOGAUSGANG 2	99178	1	104 (Par. 0104 sтком)		
1508	AO2 WERT MIN	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 1507 ausgewählt wurde		
1509	AO2 WERT MAX	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 1507 ausgewählt wurde		
1510	MINIMUM AO2	0.020.0 mA	0.1 mA	0.0 mA		
1511	MAXIMUM AO2	0.020.0 mA	0.1 mA	20.0 mA		
1512	FILTER AO2	0.010.0 s	0.1 s	0.1 s		
	e 16: SYSTEMSTEUER	RUNG				
1601	FREIGABE	-67	1	0 (KEINE AUSW)		√
1602	PARAMETERSCHLOSS	0 = GESPERRT, 1 = OFFEN, 2 = NICHT GESICH	1	1 (OFFEN)		
1603	PASSWORT	065535	1	0		
1604	STÖR QUIT AUSW	-68	1	0 (TASTATUR)		
1605	PAR SATZ WECHSEL.	-66	1	0 (KEINE AUSW)		
1606	LOKAL GESPERRT	-68	1	0 (KEINE AUSW)		
1607	PARAM SPEICHERN	0 = FERTIG, 1 = SPEICHERT	1	0 (FERTIG)		
1608	START FREIGABE 1	-67	1	0 (KEINE AUSW)		✓
1609	START FREIGABE 2	-67	1	0 (KEINE AUSW)		√
1610	WARNUNG ANZEIGEN	0 = NEIN, 1 = JA	1	0 (NEIN)		
1611	PARAMETER ANZEIGE	0 = STANDARD, 1 = FLASHDROP	1	0 (STANDARD)		
1612	LÜFTER STEUERUNG	0 = AUTO, 1 = AN	1	0 (AUTO)		
1613	FAULT RESET	0 = DEFAULT, 1 = RESET NOW	1	0 (DEFAULT)		
Grupp	e 20: GRENZEN					
2001	MINIMAL DREHZAHL	-3000030000 U/min	1 U/min	0 U/min		√
2002	MAXIMAL DREHZAHL	030000 U/min	1 U/min	-01: 1500 Upm / -U1: 1800 U/min		~
2003	MAX STROM	0 1.8 · <i>I</i> _{2hd}	0.1 A	1.8 · <i>I</i> _{2hd}		✓
2005	ÜBERSP REGLER	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	1 (FREIGEGEB)	1	
2006	UNTERSP REGLER	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIG(ZEIT), 2 = FREIGEGEB	1	1 [FREIGEGEB(ZEIT)]		
2007	MINIMUM FREQ	-500,0500,0 Hz	0.1 Hz	0,0 Hz	1	√
2008	MAXIMUM FREQ	0.0500.0 Hz	0.1 Hz	-01: 50.0 (52.0) Hz / -U1: 60.0 (62.0) Hz		√
2013	AUSW MIN MOMENT	-67	1	0 (MIN MOMENT 1)	1	
2014	AUSW MAX MOMENT	-67	1	0 (MAX MOMENT 1)	1	
2015	MIN MOM GRENZE 1	-600.00.0%	0.1%	-300.0%	1	
2016	MIN MOM GRENZE 2	-600.00.0%	0.1%	-300.0%	1	
2017	MAX MOM GRENZE 1	0.0600.0%	0.1%	300.0%	1	

Code	Name	Bereich	Auflösung	Standard	Benut- zer	S
2018	MAX MOM GRENZE 2	0.0600.0%	0.1%	300.0%		
	21: START/STOP					
2101	START FUNKTION	Vektor-Regelmodus: 1, 2, 8 Skalar-Regelmodus: 15, 8	1	8 (RAMPE)		V
2102	STOP FUNKTION	1 = AUSTRUDELN, 2 = RAMPE	1	1 (AUSTRUDELN)		
2103	DC MAGN ZEIT	0.0010.00 s	0,01 s	0,30 s		
2104	DC HALTUNG	0 = KEINE AUSW, 1 = DC HALTUNG, 2 = DC BREMSUNG	1	0 (KEINE AUSW)		V
2105	DC HALT DREHZAHL	0360 U/min	1 U/min	5 U/min		
2106	DC HALT STROM	0100%	1%	30%		
2107	DC BREMSZEIT	0.0250.0 s	0.1 s	0.0 s		
2108	START SPERRE	0 = AUS, 1 = AN	1	0 (AUS)		
2109	AUSW NOTHALT	-66	1	0 (KEINE AUSW)		
2110	MOM VERST STROM	15300%	1%	100%		
2112	NULLDREHZ VERZÖG	0.0 = KEINE AUSW, 0.160,0 s	0.1 s	0.0 s (KEINE AUSW)		
2113	START VERZÖG	0.0060.00 s	0.01 s	0.00 s		
Gruppe	22: RAMPEN					
2201	AUSW RAMPEN1/2	-67	1	5 (DI5)		
2202	BESCHL ZEIT 1	0.01800.0 s	0.1 s	5.0 s		
2203	VERZÖG ZEIT 1	0.01800.0 s	0.1 s	5.0 s		
2204	RAMPENFORM 1	0.0 = LINEAR, 0.11000.0 s	0.1 s	0.0 s		
2205	BESCHL ZEIT 2	0.01800.0 s	0.1 s	60.0 s		1
2206	VERZÖG ZEIT 2	0.01800.0 s	0.1 s	60.0 s		
2207	RAMPENFORM 2	0.0 = LINEAR, 0.11000.0 s	0.1 s	0.0 s		1
2208	NOTHALT RAMPZEIT	0.01800.0 s	0.1 s	1.0 s		1
2209	RAMPENEINGANG 0	-67	1	0 (KEINE AUSW)		1
Gruppe	23: DREHZAHLREG	ELUNG				
2301	REGLERVERSTÄRK	0.00200.00	0.01	5.00		Т
2302	INTEGR ZEIT	0.00600.00 s	0.01 s	0.50 s		
2303	DIFF ZEIT	010000 ms	1 ms	0 ms		1
2304	BESCHLEUN. KOM.	0.00600.00 s	0.01 s	0.00 s		1
2305	AUTOTUNE START	0 = AUS, 1 = AN	1	0 (AUS)		1
Gruppe	24: MOMENTENREG	BELUNG				
2401	MOM RAMPE AUF	0.00120.00 s	0.01 s	0.00 s		П
2402	MOMENT RAMPE AB	0.00120.00 s	0.01 s	0.00 s		
Gruppe	25: DREHZAHLAUSI	BLEND				
2501	AUSW KRIT FREQ	0 = AUS, 1 = AN	1	0 (AUS)		
2502	KRIT FREQ 1 UNT	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	0.0 Hz / 0 U/min		
2503	KRIT FREQ 1 OB	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	0.0 Hz / 0 U/min		1
2504	KRIT FREQ 2 UNT	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	0.0 Hz / 0 U/min		t
2505	KRIT FREQ 2 OB	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	0.0 Hz / 0 U/min		1
2506	KRIT FREQ 3 UNT	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	0.0 Hz / 0 U/min		1
2507	KRIT FREQ 3 OB	0.0500.0 Hz / 030000 U/min	0.1 Hz / 1 U/min	0.0 Hz / 0 U/min		t
Gruppe	26: MOTORREGELU	<u>I</u>				
2601	FLUßOPTI START	0 = AUS, 1 = EIN	1	0 (AUS)		
2602	FLUßBREMSUNG	0 = AUS, 1 = EIN	1	0 (AUS)		+
2603	IR KOMP SPANNUNG	0,0100,0 V	0.1 V	größenabhängig		+
2604	IR KOMP FREQUENZ	0100%	1%	80%		\vdash

Code	Name	Bereich	Auflösung	Standard	Benut- zer	S
2605	U/F-VERHÄLTNIS	1 = LINEAR, 2 = QUADRATISCH	1	1 (LINEAR)		
2606	SCHALTFREQUENZ	1, 2, 4, 8, 12 kHz	-	4 kHz		
2607	SCHALTFREQ KONTR	0 = AUS, 1 = EIN	1	1 (AN)		
2608	SCHLUPFKOMPWERT	0200%	1%	0%		
2609	GERÄUSCHOPTIMUM	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	0 (NICHT FREIG)		
2619	DC STABILISATOR	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	0 (NICHT FREIG)		
2625	OVERMODULATION	0 = DISABLE, 1 = ENABLE	1	0 (DISABLE)		
Gruppe	29: WARTUNG TRIG	GER				
2901	GERÄTELÜFT TRIG	0.06553.5 kh, mit 0.0 nicht aktiv	0,1 kh	0.0 kh		
2902	GERÄTELÜFT AKT	0,06553,5 kh	0,1 kh	0.0 kh		
2903	UMDREHUNG TRIG	065535 Mrev, mit 0 nicht aktiv	1 Mrev	0 Mrev		T
2904	UMDREHUNG AKT	065535 MRev	1 Mrev	0 Mrev		
2905	MOT BETR Z. TRG	0.06553.5 kh, mit 0.0 nicht aktiv	0,1 kh	0.0 kh		
2906	MOT BETR Z. AKT	0,06553,5 kh	0,1 kh	0.0 kh		<u> </u>
2907	ANW MWh TRIG	0.06553.5 MWh, mit 0.0 nicht aktiv	0.1 MWh	0.0 MWh		t
2908	ANW MWh AKT	0.06553.5 MWh	0.1 MWh	0,0 MWh		
Gruppe	30: SCHUTZFUNKTI	ONEN		,		
3001	AI <min funktion<="" td=""><td>03</td><td>1</td><td>0 (KEINE AUSW)</td><td></td><td></td></min>	03	1	0 (KEINE AUSW)		
3002	PANEL KOMM FEHL	13	1	1 (STÖRUNG)		
3003	EXT FEHLER 1	-66	1	0 (KEINE AUSW)		
3004	EXT FEHLER 2	-66	1	0 (KEINE AUSW)		
3005	MOT THERM SCHUTZ	0 = KEINE AUSW, 1 = STÖRUNG, 2 = WARNUNG	1	1 (STÖRUNG)		
3006	MOT THERM ZEIT	2569999 s	1 s	500 s		
3007	MOTORLASTKURVE	50150%	1%	100%		
3008	STILLSTANDSLAST	25150%	1%	70%		t
3009	KNICKPUNKT FREQ	1250 Hz	1 Hz	35 Hz		t
3010	BLOCKIER FUNKT	0 = KEINE AUSW, 1 = STÖRUNG, 2 = WARNUNG	1	0 (KEINE AUSW)		
3011	BLOCK FREQ.	0,550,0 Hz	0,1 Hz	20,0 Hz		<u> </u>
3012	BLOCKIER ZEIT	10400s	1 s	20 s		t
3017	ERDSCHLUSS	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	1 (FREIGEGEB)		√
3018	KOMM STÖR FUNK	0 = KEINE AUSW, 1 = STÖRUNG, 2 = KONSTANTDREHZ 7, 3 = LETZTE DREHZ	1	0 (KEINE AUSW)		
3019	KOMM. STÖR ZEIT	0.0600.0 s	0.1 s	3.0 s		
3021	AI1 STÖR GRENZ	0.0100.0%	0.1%	0.0%		
3022	AI2 STÖR GRENZ	0.0100.0%	0.1%	0.0%		
3023	ANSCHLUßFEHLER	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	1 (FREIGEGEB)		√
3024	CB TEMP STÖRUNG	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	1 (FREIGEGEB)		T
3028	EARTH FAULT LVL	13	1	-01: 2 (MEDIUM)		+
				-U1: 1 (LOW)		L
	31: AUTOM QUITTIE					
3101	ANZ WIEDERHOLG	05	1	0		<u> </u>
3102	WIEDERHOL ZEIT	1.0600.0 s	0.1 s	30.0 s		<u> </u>
3103	WARTE ZEIT	0.0120.0 s	0.1 s	0.0 s		
3104	AUT QUIT ÜBRSTR	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	0 (NICHT FREIG)		
3105	AUT QUIT ÜBRSPG	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	0 (NICHT FREIG)		
3106	AUT QUIT UNTSPG	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	0 (NICHT FREIG)		

Code	Name	Bereich	Auflösung	Standard	Benut- zer	S
3107	AUT QUIT AI <min< td=""><td>0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB</td><td>1</td><td>0 (NICHT FREIG)</td><td></td><td>Т</td></min<>	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	0 (NICHT FREIG)		Т
3108	AUT QUIT EXT FLR	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	0 (NICHT FREIG)		
	32: ÜBERWACHUNG					
3201	ÜBERW 1 PARAM	100 = KEINE AUSW, 101178	1	103 (Par. 0103 AUSGANGSFREQ)		
3202	ÜBERW1 GRNZ UNT	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3201 ausgewählt wurde		
3203	ÜBERW1 GRNZ OB	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3201 ausgewählt wurde		
3204	ÜBERW 2 PARAM	100 = KEINE AUSW, 101178	1	104 (Par. 0104 STROM)		
3205	ÜBERW2 GRNZ UNT	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3204 ausgewählt wurde		
3206	ÜBERW2 GRNZ OB	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3204 ausgewählt wurde		
3207	ÜBERW 3 PARAM	100 = KEINE AUSW, 101178	1	105 (Par. 0105 DREHMOMENT)		
3208	ÜBERW3 GRNZ UNT	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3207 ausgewählt wurde		
3209	ÜBERW3 GRNZ OB	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3207 ausgewählt wurde		
	33: INFORMATION					
3301	SOFTWARE VERSION	0000FFFF hex	1	software version		
3302	LP VERSION	0000FFFF hex	1	vom Typ abhängig		
3303	TEST DATUM	yy.ww	0.01	-		
3304	FREQUMR DATEN	-	-	vom Typ abhängig		
3305	PARAMETER TABLE	0000FFFF hex	1	vom Typ abhängig		
	34: PROZESS VARIA					
3401	PROZESSWERT 1	100 = KEINE AUSW, 101178	1	103 (Par. 0103 AUSGANGSFREQ)		
3402	PROZESSWERT1 MIN	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3401 ausgewählt wurde		
3403	PROZESSWERT1 MAX	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3401 ausgewählt wurde		
3404	ANZEIGE1 FORM	09	1	9 (DIREKT)		1
3405	ANZEIGE1 EINHEIT	0127	1	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3401 ausgewählt wurde		
3406	ANZEIGE1 MIN	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3401 ausgewählt wurde		
3407	ANZEIGE1 MAX	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3401 ausgewählt wurde		
3408	PROZESSWERT 2	100 = KEINE AUSW, 101178	1	104 (Par. 0104 STROM)		1

Code	Name	Bereich	Auflösung	Standard	Benut- zer	S
3409	PROZESSWERT2 MIN	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3408 ausgewählt wurde		
3410	PROZESSWERT2 MAX	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3408 ausgewählt wurde		
3411	ANZEIGE2 FORM	09	1	9 (DIREKT)		
3412	ANZEIGE2 EINHEIT	0127	1	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3408 ausgewählt wurde		
3413	ANZEIGE2 MIN	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3408 ausgewählt wurde		
3414	ANZEIGE2 MAX	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3408 ausgewählt wurde		
3415	PROZESSWERT 3	100 = KEINE AUSW, 101178	1	105 (Par. 0105 ргенмомент)		
3416	PROZESSWERT3 MIN	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3415 ausgewählt wurde		
3417	PROZESSWERT3 MAX	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3415 ausgewählt wurde		
3418	ANZEIGE3 FORM	09	1	9 (DIREKT)		
3419	ANZEIGE3 EINHEIT	0127	1	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3415 ausgewählt wurde		
3420	ANZEIGE3 MIN	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3415 ausgewählt wurde		
3421	ANZEIGE3 MAX	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 3415 ausgewählt wurde		
Gruppe	e 35: THERM MOTORS	CHUTZ				
3501	SENSOR TYP	06	1	0 (KEINE)		
3502	EINGANGSAUSWAHL	18	1	1 (AI1)		
3503	WARNUNGSGRENZE	Par. 3501 = 13: -10200 °C Par. 3501 = 4: 05000 Ohm Par. 3501 = 56: 01	1	110 °C / 1500 Ohm / 0		
3504	STÖRUNGSGRENZE	Par. 3501 = 13: -10200 °C Par. 3501 = 4: 05000 Ohm Par. 3501 = 56: 01	1	130 °C / 4000 Ohm / 0		
Gruppe	36: TIMER FUNKTIO	N				
3601	TIMER FREIGABE	-67	1	0 (KEINE AUSW)		
3602	STARTZEIT 1	00:00:0023:59:58	2 s	00:00:00		
3603	STOPZEIT 1	00:00:0023:59:58	2 s	00:00:00		
3604	STARTTAG 1	17	1	1 (MONTAG)		
3605	STOPTAG 1	17	1	1 (MONTAG)		
3606	STARTZEIT 2	00:00:0023:59:58	2 s	00:00:00		
3607	STOPZEIT 2	00:00:0023:59:58	2 s	00:00:00		
3608	STARTTAG 2	17	1	1 (MONTAG)		<u> </u>
3609	STOPTAG 2	17	1	1 (MONTAG)		

Code	Name	Bereich	Auflösung	Standard	Benut- S zer
3610	STARTZEIT 3	00:00:0023:59:58	2 s	00:00:00	
3611	STOPZEIT 3	00:00:0023:59:58	2 s	00:00:00	
3612	STARTTAG 3	17	1	1 (MONTAG)	
3613	STOPTAG 3	17	1	1 (MONTAG)	
3614	STARTZEIT 4	00:00:0023:59:58	2 s	00:00:00	
3615	STOPZEIT 4	00:00:0023:59:58	2 s	00:00:00	
3616	STARTTAG 4	17	1	1 (MONTAG)	
3617	STOPTAG 4	17	1	1 (MONTAG)	
3622	BOOSTER AUSWAHL	-66	1	0 (KEINE AUSW)	
3623	BOOSTER ZEIT	00:00:0023:59:58	2 s	00:00:00	
3626 	ZEIT FUNKT 14 SRC	031	1	0 (KEINE AUSW)	
3629 Gruppe	37: BENUTZER LAST	KIIRVF			
3701	NUTZERLASTK MOD	03	11	0 (KEINE AUSW)	
3701	NUTZERLASTK MOD	1 = STÖRUNG, 2 = WARNUNG	1	1 STÖRUNG)	
3703	NUTZERLSTK ZEIT	10400 s	1 s	20 s	
3704	LAST FREQ 1	0500 Hz	1 Hz	5 Hz	
3705	LAST MOM LOW 1	0600%	1%	10%	
3706	LASTMOM HIGH 1	0600%	1%	300%	
3707	LAST FREQ 2	0500 Hz	1 Hz	25 Hz	
3708	LAST MOM LOW 2	0600%	1%	15%	
3709	LASTMOM HIGH 2	0600%	1%	300%	
3710	LAST FREQ 3	0500 Hz	1 Hz	43 Hz	
3711	LAST FREQ 3	0600%	1%	25%	
3712	LASTMOM HIGH 3	0600%	1%	300%	
3713	LAST FREQ 4	0500 Hz	1 Hz	50 Hz	
3714	LAST MOM LOW 4	0600%	1%	30%	
3715	LASTMOM HIGH 4	0600%	1%	300%	
3716	LAST FREQ 5	0500 Hz	1 Hz	500 Hz	+
3717	LAST MOM LOW 5	0600%	1%	30%	
3718	LASTMOM HIGH 5	0600%	1%	300%	+
	40: PROZESS PID 1	000070	1170	00070	
4001	PID VERSTÄRKUNG	0.1100.0	0.1	1.0	T
4002	PID I-ZEIT	0.0 = KEINE AUSW, 0.13600,0 s	0.1 s	60.0 s	
4003	PID D-ZEIT	0.010.0 s	0.1 s	0.0 s	+
4004	PID D-FILTER	0.010.0 s	0.1 s	1.0 s	
4005	FEHLERWERT INVERS	0 = NEIN, 1 = JA	1	0 (NEIN)	
4006	EINHEIT	0127	1	4 (%)	+ +
4007	EINHEIT SKALIER	04	1	1	
4008	0 % WERT	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4006 und 4007	-	0.0	
4009	100 % WERT	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4006 und 4007	-	100.0	
4010	SOLLWERT AUSW	02, 817, 1920	1	1 (AI1)	─
4011	INT.SOLLWERT	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4006 und 4007	-	40.0	
4012	INT.SOLLWERT MIN	-500.0500.0%	0.1%	0.0%	
4013	INT.SOLLWERT MAX	-500.0500.0%	0.1%	100.0%	+ +

Code	Name	Bereich	Auflösung	Standard	Benut- zer	S
4014	ISTWERT AUSWAHL	113	1	1 (ISTW1)		
4015	ISTWERT MULTIPL	0.000 = KEINE AUSW, -32.76832.767	0.001	0.000 (KEINE AUSW)		
4016	ISTW1 EING	17	1	2 (AI2)		√
4017	ISTW2 EING	17	1	2 (AI2)		✓
4018	ISTWERT1 MINIMUM	-10001000%	1%	0%		
4019	ISTWERT1 MAXIMUM	-10001000%	1%	100%		
4020	ISTWERT2 MINIMUM	-10001000%	1%	0%		
4021	ISTWERT2 MAXIMUM	-10001000%	1%	100%		
4022	AUSW SCHLAFMODUS	-67	1	0 (KEINE AUSW)		
4023	PID SCHLAF PEG	0.0500.0 Hz / 030000 Upm	0.1 Hz / 1 Upm	0.0 Hz / 0 Upm		1
4024	PID SCHLAF WART	0.03600.0 s	0.1 s	60.0 s		
4025	AUFWACHPEGEL	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4006 und 4007	-	0.0		
4026	AUFWACH VERZÖG	0.0060.00 s	0.01 s	0.50 s		
4027	PID 1 PARAM SATZ	-614	1	0 (SATZ 1)		
Gruppe	41: PROZESS PID 2					
4101	PID VERSTÄRKUNG	0.1100.0	0.1	1.0		
4102	PID I-ZEIT	0.0 = KEINE AUSW, 0.13600,0 s	0.1 s	60.0 s		1
4103	PID D-ZEIT	0.010.0 s	0.1 s	0.0 s		1
4104	PID D-FILTER	0.010.0 s	0.1 s	1.0 s		1
4105	FEHLERWERT INV	0 = NEIN, 1 = JA	1	0 (NEIN)		1
4106	EINHEIT	0127	1	4 (%)		
4107	EINHEIT SKALIER	04	1	1		
4108	0 % WERT	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4106 und 4107	-	0.0		
4109	100 % WERT	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4106 und 4107	-	100.0		
4110	SOLLWERT AUSW	02, 817, 1920	1	1 (AI1)		✓
4111	INT.SOLLWERT	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4106 und 4107	-	40.0		
4112	INT.SOLLWERT MIN	-500.0500.0%	0.1%	0.0%		1
4113	INT.SOLLWERT MAX	-500.0500.0%	0.1%	100.0%		
4114	ISTWERT AUSWAHL	113	1	1 (ISTW1)		
4115	ISTWERT MULTIPL	0.000 = KEINE AUSW, -32.76832.767	0.001	0.000 (KEINE AUSW)		
4116	ISTW1 EING	17	1	2 (AI2)		✓
4117	ISTW2 EING	17	1	2 (AI2)		√
4118	ISTWERT1 MINIMUM	-10001000%	1%	0%		
4119	ISTWERT1 MAXIMUM	-10001000%	1%	100%		
4120	ISTWERT2 MINIMUM	-10001000%	1%	0%		
4121	ISTWERT2 MAXIMUM	-10001000%	1%	100%		1
4122	AUSW SCHLAFMODUS	-67	1	0 (KEINE AUSW)		1
4123	PID SCHLAF PEG	0.0500.0 Hz / 030000 Upm	0.1 Hz / 1 Upm	0.0 Hz / 0 Upm		
4124	PID SCHLAF WART	0.03600.0 s	0.1 s	60.0 s		
4125	AUFWACHPEGEL	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4106 und 4107	-	0.0		
4126	AUFWACH VERZÖG	0.0060.00 s	0.01 s	0.50 s		
Gruppe	42: EXT / TRIMM PID			<u> </u>		
4201	PID VERSTÄRKUNG	0.1100.0	0.1	1.0		
4202	PID I-ZEIT	0.0 = KEINE AUSW, 0.13600,0 s	0.1 s	60.0 s		

	0.010.0 s			zer	
ER		0.1 s	0.0 s		
	0.010.0 s	0.1 s	1.0 s		
	0 = NEIN, 1 = JA	1	0 (NEIN)		
	0127	1	4 (%)		
KALIER	04	1	1		
(durch Par. 4206 und 4207	_	0.0		
ERT	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4206 und 4207	-	100.0		
ΓAUSW	02, 817, 1920	1	1 (AI1)		✓
/ERT	Einstellung von Einheit und Skalierung durch Par. 4206 und 4207	-	40.0		
/ERT MIN -	-500.0500.0%	0.1%	0.0%		
/ERT MAX	-500.0500.0%	0.1%	100.0%		
AUSWAHL	113	1	1 (ISTW1)		
MULTIPL	0.000 = KEINE AUSW, -32.76832.767	0.001	0.000 (KEINE AUSW)		
G	17	1	2 (AI2)		✓
G	17	1	2 (AI2)		✓
MINIMUM -	-10001000%	1%	0%		
MAXIMUM -	-10001000%	1%	100%		
MINIMUM -	-10001000%	1%	0%		1
MAXIMUM -	-10001000%	1%	100%		
TIVIER -	-612	1	0 (KEINE AUSW)		
	0.0100.0%	0.1%	0.0%		
		1	0 (KEINE AUSW)		
ALIERUNG -	-100.0100.0%	0.1%	0.0%		
LLWERT	1 = PID2SOLLWERT, 2 = PID2AUSGANG	1	1 PID2 SOLLWERT)		†
GIE EINSPAI	RUNG				
REIS	0.00655.35	0.01	0.00		
ECHN FAKT	0.010.0 tn/MWh	0.1 tn/MWh	0.5 tn/MWh		†
EISTUNG	0.01000.0%	0.1%	100.0%		†
HL	0 = FERTIG, 1 = RÜCKS	1	0 (FERTIG)		1
LSGEBER					
1PULSE	5016384	1	1024		✓
EIGABE	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	0 (NICHT FREIG)		√
ÖRUNG	1 = STÖRUNG, 2 = WARNUNG	1	1 STÖRUNG)		✓
IGABE	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	0 (NICHT FREIG)		√
RESET	0 = NICHT FREIG, 1 = FREIGEGEB	1	0 (NICHT FREIG)		1
KOMM MODU	ILE			1	
TYP -	- -	-	0 (NICHT DEFINI)		T
PAR 226	065535	1	0		
REFRESH	0 = FERTIG, 1 = REFRESH	1	0 (FERTIG)		✓
	<u>'</u>	1	0		t
		1	0		\vdash
		1	0		\vdash
		1	-		+
	0000FFFF hex	1	0		\vdash
	T AUSW VERT VERT MIN VERT MAX AUSWAHL MULTIPL IG IG MINIMUM MAXIMUM MAXIMUM MAXIMUM MAXIMUM MAXIMUM TIVIER DDUS ALIERUNG LLWERT RGIE EINSPAI PREIS ECHN FAKT EISTUNG HL LSGEBER MPULSE REIGABE RÖRUNG EIGABE RESET COMM MODU TYP PAR 226 REFRESH W REV FIG ID FIG REV STATUS	durch Par. 4206 und 4207			

Code	Name	Bereich	Auflösung	Standard	Benut- zer	S
5133	FBA APPL FW REV	0000FFFF hex	1	0		
Gruppe	52: STANDARD MOD	BUS				
5201	STATIONS-NUMMER	1247	1	1		
5202	BAUD RATE	9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kBits/s	-	9.6 kBits/s		
5203	PARITÄT	0 = 8 N 1, 1 = 8 N 2, 2 = 8 E 1, 3 = 8 O 1	1	0 (8 N 1)		
5204	OK MESSAGES	065535	1	-		
5205	PARITÄT STÖRUNG	065535	1	-		
5206	FORMAT STÖRUNG	065535	1	-		
5207	PUFFER ÜBERLÄNGE	065535	1	-		
5208	ÜBERTRAGUNG STÖR	065535	1	-		
Gruppe	53: EFB PROTOKOL	L			•	
5301	EFB PROTOKOL ID	00xFFFF	1	0		
5302	EFB STATIONS ID	065535	1	1		√
5303	EFB BAUD RATE	1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 kBits/s	-	9.6 kBits/s		
5304	EFB PARITY	0 = 8 N 1, 1 = 8 N 2, 2 = 8 E 1, 3 = 8 O 1		0 (8 N 1)		1
5305	EFB CTRL PROFIL	0 = ABB DRV LIM, 1 = DCU PROFIL, 2 = ABB DRV FULL	1	0 (ABB DRV LIM)		
5306	EFB OK MESSAGES	065535	1	0		
5307	EFB CRC STÖRUNG	065535	1	0		1
5308	EFB UART STÖRUNG	065535	1	0		1
5309	EFB STATUS	07	1	0 (UNGELEGT)		1
5310	EFB PAR 10	065535	1	0		
5311	EFB PAR 11	065535	1	0		1
5312	EFB PAR 12	065535	1	0		
5313	EFB PAR 13	065535	1	0		
5314	EFB PAR 14	065535	1	0		
5315	EFB PAR 15	065535	1	0		1
5316	EFB PAR 16	065535	1	0		
5317	EFB PAR 17	065535	1	0		1
5318	EFB PAR 18	065535	1	0		
5319	EFB PAR 19	0000FFFF hex	1	0		
5320	EFB PAR 20	0000FFFF hex	1	0		
Gruppe	64: LASTANALYSE					
6401	AUSW SIGN LOG1	100178	1	103 (Par. 0103 AUSGANGSFREQ)		
6402	PVL FILTER TIME	0.0120.0 s	0.1 s	0.1 s		
6403	LOGGER RESET	-67	1	0 ((KEINE AUSW)		
6404	AUSW SIGN LOG2	101178	1	103 (Par. 0103 AUSGANGSFREQ)		
6405	BASIS SIGN LOG2	-	-	Hängt vom Signal ab, das mit Par. 6404 ausgewählt wurde		
6406	SPITZENWERT	-	-	-		
6407	SPITZENW DATUM	Datum tt.mm.jj / Betriebszeit in Tagen	1 d	-		
6408	SPITZENW ZEIT	Zeit hh.mm.ss	2 s	-		
6409	STROM B SPITZE	0.06553.5 A	0.1 A	-		
6410	ZWKREIS B SPITZE	065535 V	1 V	-		
6411	FREQ B SPITZE	0.06553.5 Hz	0.1 Hz	-		

Code	le Name Bereich		Auflösung	Standard	Benut- zer	S
6412	RESET DATUM	Datum tt.mm.jj / Betriebszeit in Tagen	1 d	-		
6413	RESET ZEIT	Zeit hh.mm.ss	2 s	-		
6414	AL1 VERT 0B10	0.0100.0%	0.1%	-		
6415	AL1 VERT 10B20	0.0100.0%	0.1%	-		
6416	AL1 VERT 20B30	0.0100.0%	0.1%	-		
6417	AL1 VERT 30B40	0.0100.0%	0.1%	-		
6418	AL1 VERT 40B50	0.0100.0%	0.1%	-		
6419	AL1 VERT 50B60	0.0100.0%	0.1%	-		
6420	AL1 VERT 60B70	0.0100.0%	0.1%	-		
6421	AL1 VERT 70B80	0.0100.0%	0.1%	-		
6422	AL1 VERT 80B90	0.0100.0%	0.1%	-		
6423	AL1 VERT 90B100	0.0100.0%	0.1%	-		
6424	AL2 VERT 0B10	0.0100.0%	0.1%	-		
6425	AL2 VERT 10B20	0.0100.0%	0.1%	-		
6426	AL2 VERT 20B30	0.0100.0%	0.1%	-		
6427	AL2 VERT 30B40	0.0100.0%	0.1%	-		
6428	AL2 VERT 40B50	0.0100.0%	0.1%	-		
6429	AL2 VERT 50B60	0.0100.0%	0.1%	-		
6430	AL2 VERT 60B70	0.0100.0%	0.1%	-		
6431	AL2 VERT 70B80	0.0100.0%	0.1%	-		
6432	AL2 VERT 80B90	0.0100.0%	0.1%	-		
6433	AL2 VERT 90B100	0.0100.0%	0.1%	-		
	81: PFC REGELUNG					
8103	SOLLW STUFE 1	0.0100.0%	0.1%	0.0%		
8104	SOLLW STUFE 2	0.0100.0%	0.1%	0.0%		
8105	SOLLW STUFE 3	0.0100.0%	0.1%	0.0%		
8109	START FREQ 1	0.0500.0 Hz	0.1 Hz	-01: 50.0 Hz / -U1: 60.0 Hz		
8110	START FREQ 2	0.0500.0 Hz	0.1 Hz	-01: 50.0 Hz / -U1: 60.0 Hz		
8111	START FREQ 3	0.0500.0 Hz	0.1 Hz	-01: 50.0 Hz / -U1: 60.0 Hz		
8112	UNTERE FREQ 1	0.0500.0 Hz	0.1 Hz	-01: 25.0 Hz / -U1: 30.0 Hz		
8113	UNTERE FREQ 2	0.0500.0 Hz	0.1 Hz	-01: 25.0 Hz / -U1: 30.0 Hz		
8114	UNTERE FREQ 3	0.0500.0 Hz	0.1 Hz	-01: 25.0 Hz / -U1: 30.0 Hz		
8115	HILFSM START V	0.03600.0 s	0.1 s	5.0 s		
8116	HILFSM STOP V	0.03600.0 s	0.1 s	3.0 s		
8117	ANZ HILFSMOTORE	04	1	1		√
8118	AUTOWECHSEL BER	-0.1 = TEST MODUS, 0.0 = KEINE AUSW, 0.1336,0 h	0.1 h	0.0 h (KEINE AUSW)		√
8119	AUTOWECHSEL WER	0.0100.0%	0.1%	50.0%		
8120	VERRIEGELUNGEN	06	1	4 (DI4)		✓
8121	GEREGEL. BYPASS	0 = NEIN, 1 = JA	1	0 (NEIN)		
8122	PFC START VERZ	0.0010.00 s	0.01 s	0.50 s		
8123	PFC FREIGABE	0 = KEINE AUSW, 1 = AKTIV	1	0 (KEINE AUSW)		✓
8124	PFC BESCHL ZEIT	0.0 = KEINE AUSW, 0.11800.0 s	0,1 s	0.0 s (KEINE AUSW)		
8125	PFC VERZ ZEIT	0.0 = KEINE AUSW, 0.11800.0 s	0,1 s	0.0 s (KEINE AUSW)		

Code	Name	Bereich	Auflösung	Standard	Benut- zer	S
8126	AUTOWECHS TIMER	04	1	0 (KEINE AUSW)		
8127	MOTOREN	17	1	2		✓
8128	AUTO WECHSEL	1 = NACH ZEIT, 2 = PER RELAIS	1	1 (NACH ZEIT)		√
Gruppe	98: OPTIONEN					
9802	KOMM PROT AUSW	0 = KEINE AUSW, 1 = STD MODBUS, 4 = EXT FBA	1	0 (KEINE AUSW)		√

Vollständige Parameterbeschreibungen

In diesem Abschnitt werden die Istwertsignale und Parameter des Frequenzumrichters ACS550 beschrieben.

Gruppe 99: DATEN

In dieser Gruppe werden die speziellen Inbetriebnahmedaten definiert für:

- die Inbetriebnahme des Frequenzumrichters
- die Eingabe der Motordaten.

Code Beschreibung 9901 AUSW SPRACHE

Auswahl der Anzeigesprache. Es gibt zwei unterschiedliche Komfort-Bedienpanels, jede unterstützt einen anderen Sprachen-Satz. (BedienpanelACS-CP-L unterstützt die Sprachen 0, 2 und die Sprachen 11...15 werden von Bedienpanel ACS550-CP-A unterstützt.)

Komfort-Bedienpanel ACS-CP-A:

0 = ENGLISH 1 = ENGLISH (AM) 2 = DEUTSCH 3 = ITALIANO 4 = ESPAÑOL 5 = PORTUGUES 6 = NEDERLANDS 7 = FRANÇAIS 8 = DANSK 9 = SUOMI 10 = SVENSKA 11 = RUSSKI 12 = POLSKI 13 = TÜRKÇE 14 = CZECH

15 = MAGYAR 16 = ELLINIKA

Komfort-Bedienpanel ACS-CP-D (Asien):

0 = ENGLISH 1 = CHINESE 2 = KOREAN 3 = JAPANESE

9902 APPLIK MAKRO

Auswahl eines Applikationsmakros. Applikationsmakros verwenden einen bestimmten, voreingestellten Parametersatz mit Einstellungen, die den ACS550 für eine bestimmte Applikation konfigurieren.

1 = ABB STANDARD 2 = 3-DRAHT 3 = DREHR UMKEHR 4 = MOTORPOTI 5 = HAND/AUTO

6 = PID-REGLER 7 = PFC REGLER 8 = MOM-REGELUNG 31 = FLASHDROP
0 = NUTZER1LADEN -1 = NUTZER1SPEIC -2 = NUTZER2LADEN -3 = NUTZER2SPEIC

- 31 = FLASHDROP Flashdrop-Parameterwerte definiert in der Flashdrop-Datei. Das Anzeigen von Parametern wird eingestellt mit Parameter 1611 PARAM ANZEIGE.
 - FlashDrop ist ein optionales Gerät für das schnelle Kopieren von Parametern in einen Frequenzumrichter, der dafür nicht an das Netz angeschlossen werden muss. Mit FlashDrop kann eine kundenspezifische Parameterliste auf einfache Weise geladen werden, z.B. können auch ausgewählte Parameter verborgen werden. Weitere Informationen siehe *MFDT-01 FlashDrop User's Manual* (3AFE68591074 [Englisch]).
- -1 = NUTZER1SPEIC, -3 = NUTZER2SPEIC Mit diesen Makros können zwei unterschiedliche Benutzer-Parametersätze in den Permanentspeicher des Frequenzumrichters geladen und später aktiviert/benutzt werden. Jeder Satz enthält Parameter-Einstellungen, einschließlich der Parameter der *Gruppe* 99: *DATEN* und das Ergebnis des Motoridentifikationslaufs.
- 0 = NUTZER1LADEN, -2 = NUTZER2LADEN Mit diesen Makros können Benutzer-Parametersätze zur Benutzung aufgerufen werden.

9904 MOTOR REGELMODUS

Auswählen des Motorregelungsverfahrens.

- 1 = SVC DREHZAHL Modus geberlose Vektorregelung.
 - Sollwert 1 ist der Drehzahlsollwert in Upm.
 - Sollwert 2 ist der Drehzahl-Sollwert in % (100% ist die absolute Maximaldrehzahl, gleich dem Wert von Parameter 2002 MAXIMAL DREHZAHL, oder 2001 MINIMAL DREHZAHL, wenn der absolute Wert der Minimaldrehzahl größer ist als der der Maximaldrehzahl).
- 2 = SVC DREHMOM
 - · Sollwert 1 ist der Drehzahlsollwert in Upm.
 - Sollwert 2 ist der Drehmomentsollwert in % (100% ist das Nenndrehmoment).
- 3 = SCALAR (U/F)- Skalar-Regelmodus.
 - Sollwert 1 ist der Frequenzsollwert in Hz.
 - Sollwert 2 ist der Frequenz-Sollwert in % (100% ist die absolute Maximalfrequenz, gleich dem Wert von Parameter 2008 MAXIMUM FREQ, oder 2007 MINIMUM FREQ, wenn der absolute Wert der Minimaldrehzahl größer ist als der Wert der Maximaldrehzahl).

Code Beschreibung 9905 MOTOR NENNSPG Einstellung der Motornennspannung. Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen. Ausgangsspanng Der ACS550 kann den Motor nicht mit einer Spannung versorgen, die höher als die Netz-Spannung ist. P 9905 9906 MOTOR NENNSTROM Einstellung des Motornennstroms. Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen. Zulässiger Bereich: 0.2...2.0 · I_{2hd} (dabei ist I_{2hd} der Ausgangsfrequenz Frequenzumrichterstrom). 9907 MOTOR NENNFREQ P 9907 Einstellung der Motornennfreguenz. Bereich: 10...500 Hz (typisch bei 50 oder 60 Hz) Einstellung der Frequenz bei der die Ausgangsspannung der MOTOR NENNSPG entspricht. Feldschwächepunkt = Nennfrequenz* Netzspannung / Motor-Nennspannung

9908 MOTOR NENNDREHZ

Einstellung der Motornenndrehzahl.

Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen.

9909 MOTOR NENNLEIST

Einstellung der Motornennleistung.

Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen.

9910 MOTOR ID-LAUF

Mit diesem Parameter wird ein Selbst-Kalibrierungsprozess eingestellt, der Motor-ID-Lauf genannt wird. Während dieses Prozesses treibt der Frequenzumrichter den Motor an (Motor dreht) und führt eine Prüfroutine durch, um die Motorcharakteristik zu ermitteln und optimiert dann die Motorregelung durch Bildung eines Motormodells des angeschlossenen Motors. Dieser(s) ID-Lauf/ Motormodell ist besonders wirksam:

- bei Verwendung des Vektorregelungsmodus [Parameter 9904 = 1 (SVC DREHZAHL) oder 2 (SVCDREHMOM)], und/ oder
- bei einem Betriebspunkt nahe Drehzahl Null, und/oder
- wenn der Betrieb ein Drehmoment über dem Motor-Nenndrehmoment in einem großen Drehzahlbereich erfordert und keine Drehzahlrückführung vorhanden ist (z.B. ohne Impulsgeber).
- 0 = AUS/ID MAGN— Deaktiviert die Funktionalität Motor ID-Lauf. Identifizierungsmagnetisierung wird ausgeführt, abhängig von den Einstellungen der Parameter 9904 und 2101. Das Motormodell wird jetzt durch Magnetisierung des Motors für 10 bis 15s bei Drehzahl Null (der Motor dreht nicht) berechnet. Das Modell wird stets beim Start neu berechnet, wenn Motor-Parameter geändert worden sind.
 - •Parameter 9904 = 1 (SVC DREHZAHL) oder 2 (SVC DREHMOM): Identifizierungsmagnetisierung wird ausgeführt.
 - •Parameter 9904 = 3 (SCALAR) und Parameter 2101 = 3 (FLIEG SKALAR) oder 5 (FLIEG+MOMVST): Identifizierungsmagnetisierung wird ausgeführt.
 - •Parameter 9904 = 3 (SCALAR) und Parameter 2101 hat anderen Wert als 3 (FLIEG SKALAR) oder 5 (FLIEG+MOMVST): Identifizierungsmagnetisierung wird nicht ausgeführt.
- 1 = AN Freigeben des Motor-ID-Laufs, bei dem der Motor beim nächsten Startbefehl drehen wird. Nach Ausführung des ID-Laufs wird dieser Wert automatisch auf 0 gesetzt.

Hinweis: Angetriebene Einrichtungen müssen vom Motor abgekoppelt werden.

Hinweis: Werden Motor-Parameter nach dem ID-Lauf geändert, muss der ID-Lauf wiederholt werden.

WARNUNG! Der Motor beschleunigt während des ID-Laufs auf ungefähr 50...80 % der Nenndrehzahl. Der Motor dreht in Drehrichtung vorwärts.

Stellen Sie vor dem ID-Lauf sicher, dass der Motor ohne Gefährdungen angetrieben werden kann! Siehe auch Abschnitt *Ausführung des ID-Laufs* auf Seite 48.

9915 MOTOR COSPHI

Definiert den nominalen Grundleistungsfaktor des Motors. Der Parameter verbessert speziell bei Motoren mit hohem Wirkungsgrad die Leistung.

0 = IDENTIFIED – Der Frequenzumrichter erkennt automatisch durch Berechnung den Grundleistungsfaktor.

0.01...0.97 – Der eingegebene Wert wird als Grundleistungsfaktor verwendet.

Gruppe 01: BETRIEBSDATEN

Diese Gruppe enthält Betriebsdaten des Antriebs einschließlich der Istwertsignale. Die Istwertsignale werden vom Frequenzumrichter gemessen bzw. errechnet und können nicht vom Benutzer eingestellt werden. Sie können diese Werte nicht einstellen.

Code Beschreibung 0101 DREHZ & RICHTG Zeigt die errechnete Drehzahl des Motors an (Upm). Der absolute Wert von 0101 DREHZ & RICHTG ist der selbe wie der Wert von 0102 DREHZAHL. Der Wert von 0101 DREHZ & RICHTG ist positiv, wenn der Motor in Drehrichtung vorwärts dreht. Der Wert von 0101 DREHZ & RICHTG ist negativ, wenn der Motor in Drehrichtung rückwärts dreht. 0102 MOTORDREHZAHL Zeigt die errechnete Drehzahl des Motors an (Upm). (Parameter 0102 oder 0103 wird standardmäßig im Bedienpanel-Ausgabemodus angezeigt.) 0103 AUSGANGSFREQ Zeigt die Frequenz (Hz) an, die dem Motor zugeführt wird. (Parameter 0102 oder 0103 wird standardmäßig im Bedienpanel-Ausgabemodus angezeigt.) Der Motorstrom, der vom ACS550 gemessen wird. (Wird standardmäßig im Bedienpanel-Ausgabemodus angezeigt.) 0105 DREHMOMENT Ausgangsdrehmoment. Errechnetes Moment an der Motorwelle in % des Motornennmoments. (Wird standardmäßig im Bedienpanel-Ausgabemodus angezeigt.) 0106 MOTORLEISTUNG Die gemessene Motorleistung in kW. 0107 ZW.KREIS.SPANN Zwischenkreisspannung in V DC, die vom ACS550 gemessen wird. 0109 AUSGANGSSPANNG Zeigt die dem Motor zugeführte Spannung an. 0110 FU TEMPERATUR Zeigt die Temperatur der Leistungstransistoren in Grad Celsius an. 0111 EXTERN SOLLW 1 Externer Sollwert, SOLLW 1, in Upm oder Hz – Einheiten festgelegt durch Parameter 9904. 0112 EXTERN SOLLW 2 Externer Sollwert, SOLLW 2, in %. 0113 STEUERORT Zeigt den aktiven Steuerplatz an. Alternativen sind: 0 = LOKAL1 = EXT12 = EXT20114 BETRIEBSZEIT Zeigt die Gesamtbetriebszeit des Frequenzumrichters in Stunden an (h). Der Zähler kann durch gleichzeitiges Drücken der AUF und AB-Tasten zurückgesetzt werden (RESET), wenn der Parameter-Einstellmodus gewählt ist. 0115 kWh ZÄHLER Zählt die Kilowattstunden des Frequenzumrichters im Betrieb. Der Zählwert erhöht sich, bis er 65535 erreicht; danach beginnt der Zähler wieder bei Null. Der Zähler kann durch gleichzeitiges Drücken der AUF und AB-Tasten zurückgesetzt werden (RESET), wenn der Parameter-Einstellmodus gewählt ist. 0116 APPL BLK AUSG Applikationsblock-Ausgangssignal. Der Wert stammt entweder von: dem PFC-Regler, wenn die PFC-Regelung aktiv ist, oder Parameter 0112 EXTERN SOLLW 2.

Code	Beschreibung						
	DI1-DI3 STATUS						
0116	Status der drei Digitaleingänge. • Der Status wird als binäre Zahl angegeben. • Ist der Eingang aktiviert, zeigt das Display 1 an. • Ist der Eingang deaktiviert, zeigt das Display 0 an.						
	DI 4-6 STATUS DI 1 DI 2 DI 3 Status der drei Digitaleingänge. • Siehe Parameter 0118 DI 1 -di3 STATUS.						
0120	Al 1 Relativer Wert des Analogeingangs 1 in %.						
0121	Al 2 Relativer Wert des Analogeingangs 5,08 cm %.						
0122	RO 1-3 STATUS Status der drei Relaisausgänge. 1 zeigt an, dass am Relais Spannung anliegt. 0 zeigt an, dass am Relais keine Spannung anliegt.						
	RELAISSTATUS 1 Status der drei Relaisausgänge. Verfügbar, wenn das OREL-01- Relaisausgang-Erweiterungsmodul installiert ist. Siehe Parameter 0122.						
0124	AO 1 Wert des Signals von Analogausgang 1 in Milliampere.						
0125							
	PID 1 AUSGANG						
	Ausgangswert von PID-Regler 1 in %.						
	PID 2 AUSGANG						
	Ausgangswert von PID-Regler 2 in %.						
0128	PID 1 SETPNT Sollwertsignal des PID 1-Reglers. • Einheiten und Skalierung durch PID-Parameter definiert.						
0129	PID 2 SETPNT Sollwertsignal des PID 2-Reglers. Finheiten und Skalierung durch PID Peremeter definiert						
	 Einheiten und Skalierung durch PID-Parameter definiert. PID 1 ISTWERT Istwert des PID 1-Reglers. Einheiten und Skalierung durch PID-Parameter definiert. 						
	PID 2 ISTWERT Istwert des PID 2-Reglers. • Einheiten und Skalierung durch PID-Parameter definiert.						
0132	PID 1 ABWEICHUNG						
	Zeigt die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert des PID 1-Reglers • Einheiten und Skalierung durch PID-Parameter definiert.	an.					
0133	PID 2 ABWEICHUNG Zeigt die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert des PID 2-Reglers an. • Einheiten und Skalierung durch PID-Parameter definiert.						
0134	KOMM RO WORT						
	Freier Datenplatz, in den über den seriellen Anschluss geschrieben werden kann. • Zur Ansteuerung des Relaisausgangs verwendet. • Siehe Parameter 1401						
	KOMM WERT 1 Freier Datenplatz, in den über den seriellen Anschluss geschrieben werden k	cann.					

0136 **KOMM WERT 2**

Freier Datenplatz, in den über den seriellen Anschluss geschrieben werden kann.

0137 **PROZESS VAR 1**

Prozessvariable 1

Definition durch Parameter in Gruppe 34: PROZESS VARIABLE.

0138 **PROZESS VAR 2**

Prozessvariable 2

Definition durch Parameter in Gruppe 34: PROZESS VARIABLE.

0139 **PROZESS VAR 3**

Prozessvariable 3

Definition durch Parameter in Gruppe 34: PROZESS VARIABLE.

0140 MOT BETRIEBSZEIT

Zeigt die Gesamtbetriebsstunden des Frequenzumrichters in Einheiten von tausend Stunden (kh), Modulationszeit an.

Kann nicht zurückgesetzt werden.

0141 MWh ZÄHLER

Zählt die Megawattstunden des Frequenzumrichters.

- Der Zählwert erhöht sich, bis er 65535 erreicht; danach beginnt der Zähler wieder bei Null.
- Kann nicht zurückgesetzt werden.

0142 ANZ UMDREHUNGEN

Gesamtzahl der Umdrehungen des Frequenzumrichters in Millionen Umdrehungen.

 Der Zähler kann durch gleichzeitiges Drücken der AUF und AB-Tasten zurückgesetzt werden (RESET), wenn der Parameter-Einstellmodus gewählt ist.

0143 BETRIEBSZEIT HI

Gesamtbetriebszeit des Freguenzumrichters in Tagen.

Kann nicht zurückgesetzt werden.

0144 BETRIEBSZEIT LO

Gesamtbetriebszeit in Zeiteinheiten (Ticks) von 2 Sekunden (30 ticks = 60 Sekunden).

- Anzeige im Format hh.mm.ss.
- Kann nicht zurückgesetzt werden.

0145 MOTOR TEMP

Motortemperatur in Grad Celsius / PTC Widerstandswert in Ohm.

- Gilt nur, wenn ein Motortemperatursensor vorhanden ist.
- Siehe Parameter 3501

0146 MECH WINKEL

Winkelposition der Motorwelle auf 0,01° genau (32.768 Positionsschritte für 360°). Die Position wird beim Einschalten als 0 (Null) bestimmt.

Während des Betriebs kann die Null-Position gesetzt werden durch:

- Einen Nullimpuls-Eingang, wenn Parameter 5010 c IMP FREIGABE = 1 (FREIGEGEB) eingestellt ist
- Parameter 5011 POSITION RESET, wenn Parameter 5010 C IMP FREIGABE = 2 (NICHT FREIG) eingestellt ist
- Eine Statusänderung von Parameter 5002 ENCODER FREIGABE.

0147 MECH UMDR

Ein Integerwert mit Vorzeichen, der die gezählten vollen Umdrehungen der Motorwelle anzeigt. Der Wert:

- steigt, wenn Parameter 0146 MECH WINKEL von 32767 auf 0 wechselt
- sinkt, wenn Parameter 0146 MECH WINKEL von 0 auf 32767 wechselt.

0148 C IMP EMPFANGEN

Impulsgeber Nullimpuls-Erkennung. Wenn ein Nullimpuls (Z) die Null-Position definiert, muss die Motorwelle die Null-Position passieren, um einen Nullimpuls auszulösen. Bis dahin ist die Wellenposition unbekannt (der Frequenzumrichter verwendet die Wellenposition beim Einschalten als Null-Position). Diese Parameter zeigen den Wert von Parameter 0146 MECH WINKEL an. Der Parameter startet bei 0 = NICHT ERK beim Einschalten und wechselt auf 1 = ERKANNT nur, wenn:

- Parameter 5010 C IMP FREIGABE = 1 (FREIGEGEB) und
- ein Impulsgeber-Nullimpuls (Z) erkannt wurde.

0150 CB TEMPERATUR

Temperatur der Frequenzumrichter-Regelungskarte in Grad Celsius.

Hinweis: Einige Frequenzumrichter haben eine Regelungskarte (OMIO), die dieses Merkmal nicht unterstützt. Diese Frequenzumrichter zeigen stets den konstanten Wert von 25,0 °C.

0153 MOT THERM STRESS

Berechneter Anstieg der Motortemperatur. Der Wert entspricht der berechneten Motortemperaturbelastung als prozentualer Anteil des Motortemperatur-Abschaltgrenzwerts.

0158 PID KOMM WERT 1

Vom Feldbus empfangene Daten für die PID-Regelung (PID1 und PID2).

0159 PID KOMM WERT 2

Vom Feldbus empfangene Daten für die PID-Regelung (PID1 und PID2).

0174 GESPARTE KWH

Energieeinsparung in kWh im Vergleich zum Energieverbrauch, wenn die Pumpe direkt an die Spannungsversorgung angeschlossen ist. Siehe Hinweis auf Seite *189*.

- Der Zählerwert wird addiert, bis er 999,9 erreicht; danach beginnt der Zähler wieder bei 0,0; gleichzeitig wird der Zählerwert von Parameter 0175 um 1 erhöht. Kann mit Parameter 4509 ENERG ZÄHL zurückgesetzt werden (setzt alle Energieberechnungen gleichzeitig zurück).
- Siehe Gruppe 45: ENERGIE EINSPARUNG.

0175 GESPARTE MWH

Energieeinsparung in MWh im Vergleich zum Energieverbrauch, wenn die Pumpe direkt an die Spannungsversorgung angeschlossen ist. Siehe Hinweis auf Seite *189*.

- Der Zählerwert erhöht sich, bis er 65535 erreicht; danach beginnt der Zähler wieder bei Null.
- Kann mit Parameter 4509 ENERG ZÄHL zurückgesetzt werden (setzt alle Energieberechnungen gleichzeitig zurück).
 Siehe Gruppe 45: ENERGIE EINSPARUNG.

0176 GESPARTE SUMME 1

Energieeinsparung in lokaler Währung (Erinnerung, wenn insgesamt eingesparte Energie durch 1000 geteilt wird). Siehe Hinweis auf Seite 189.

 Um den Gesamtwert der eingesparten Energie in Währungseinheiten zu ermitteln, den Wert von Parameter 0177 multipliziert mit 1000 zum Wert von Parameter 0176 addieren.

Beispiel:

0176 GESPARTE SUMME 1 = 123,4

0177 GESPARTE SUMME 2 = 5

Insgesamt eingesparte Energie = 5 · 1000 + 123,4 = 5123,4 Währungseinheiten.

- Der Zählerwert wird addiert, bis er 999,9 erreicht; danach beginnt der Zähler wieder bei 0,0; gleichzeitig wird der Zählerwert von Parameter 0177 um 1 erhöht.
- Kann mit Parameter 4509 ENERG ZÄHL zurückgesetzt werden (setzt alle Energieberechnungen gleichzeitig zurück).
- Der lokale Energiepreis wird mit Parameter 4502 ENERGY PRICE eingestellt.
- Siehe Gruppe 45: ENERGIE EINSPARUNG.

0177 GESPARTE SUMME 2

Eingesparte Energie in lokaler Währung in tausend Währungseinheiten. Der Wert 5 bedeutet zum Beispiel 5000 Währungseinheiten. Siehe Hinweis auf Seite *189*.

- Der Zählerwert erhöht sich bis auf 65535 (der Zähler fängt nicht wieder von vorn an).
- Siehe Parameter 0176 GESPARTE SUMME 1.

0178 **GESPARTE CO2**

Verringerung der Kohlendioxidemissionen in Tonnen. Siehe Hinweis auf Seite 189.

- Der Zählerwert erhöht sich bis auf 6553,5 (der Zähler fängt nicht wieder von vorn an).
- Kann mit Parameter 4509 ENERG ZÄHL zurückgesetzt werden (setzt alle Energieberechnungen gleichzeitig zurück).
- Der CO2-Umrechnungsfaktor wird mit Parameter 4507 co2 conv FACTOR eingestellt.
- Siehe Gruppe 45: ENERGIE EINSPARUNG.

Gruppe 03: ISTWERTSIGNALE

Diese Gruppe überwacht die Feldbus-Kommunikation.

Code	Beschreibung			
0301	FB CMD WORT 1			
	Nur-Lese-Kopie des Feldbus-	Bit #	0301, FB CMD WORT 1	0302, FB CMD WORT 2
	Befehlswortes 1. • Der Feldbusbefehl ist das wichtigste	0	STOP	FBLOCAL_CTL
	Instrument zur Steuerung des Antriebs	1	START	FBLOCAL_REF
	über einen Feldbus-Controller. Der	2	REVERSE	START_DISABLE1
	Befehl besteht aus zwei	3	LOCAL	START DISABLE2
	Befehlsworten. Bit-codierte Anweisungen in den Befehlsworten	4	RESET	Reserved
	schalten den Antrieb zwischen den	5	EXT2	Reserved
	Zuständen um.	6	RUN_DISABLE	Reserved
	Zur Steuerung des Frequenzumrichters mit	7	STPMODE R	Reserved
	Befehlsworten, muss ein externer		_	
	Steuerplatz (EXT1 oder EXT2) aktiviert	8	STPMODE_EM	Reserved
	und auf KOMM eingestellt sein. (Siehe Parameter 1001 und 1002.)	9	STPMODE_C	Reserved
	Auf dem Bedienpanel werden die	10	RAMP_2	Reserved
	Worte im hex. Format angezeigt. Zum	11	RAMP_OUT_0	REF_CONST
	Beispiel werden alle Nullen und eine 1 in Bit 0 als 0001 angezeigt. Alle Nullen	12	RAMP_HOLD	REF_AVE
	und eine 1 in Bit 15 werden als 8000		RAMP_IN_0	LINK_ON
	angezeigt.	14	RREQ_LOCAL-LOC	REQ_STARTINH
0302	FB CMD WORT 2	15	TORQLIM2	OFF_INTERLOCK
	Nur-Lese-Kopie des Feldbus- Befehlswortes 2. • Siehe Parameter 0301.			
	FB STATUS WORT 1			
	Nur-Lese-Kopie des Statuswortes 1. • Der Antrieb überträgt die	Bit #	,	0304, FB STATUS WORT 2
	Statusmeldung über den Feldbus-	0	Startbereit	Warnung
	Controller. Der Status besteht aus zwei	1	Freigegeben	NOTICE
	Statusworten. • Auf dem Bedienpanel werden die Worte im hex. Format angezeigt. Zum		Gestartet	DIRLOCK
			RUNNING	LOCALLOCK
	Beispiel werden alle Nullen und eine 1	4	ZERO_SPEED	CTL_MODE
	in Bit 0 als 0001 angezeigt. Alle Nullen und eine 1 in Bit 15 werden als 8000	5	BESCHL RATE	Reserved
	angezeigt.	6	VERZ RATE	Reserved
0304	FB STATUS WORT 2	7	AT_SETPOINT	CPY_CTL
	Nur-Lese-Kopie des Statuswortes 2.		LIMIT	CPY_REF1
	Siehe Parameter 0303.		Signal-Überwachung	CPY_REF2
			REV_REF	REQ_CTL
			REV_ACT	REQ_REF1
			PANEL_LOCAL	REQ_REF2
			FIELDBUS_LOCAL	REQ_REF2EXT
			EXT2_ACT Störung	ACK_STARTINH ACK_OFF_ILCK

Code	Beschreibung						
0305	STÖRUNG WORT 1						
	Nur-Lese-Kopie des Störungswortes 1. • Bei einer aktiven Störung wird das	Bit#	0305, STÖRUNGSWORT 1		306, GSWORT 2	0307, STÖRUNGSWORT 3	
	entsprechende Bit für die aktive Störung in den Störungsworten	0	ÜBERSTROM	Entfällt		EFB 1	
	gesetzt.	1	DC ÜBERSPANN	THERM F	EHL	EFB 2	
	Jeder Störung ist in den Störungsworten ein bestimmtes Bit	2	ACS ÜBERTEMP	OPEX LIN	IK	EFB 3	
	zugeordnet.	3	KURZSCHLUSS	OPEX PW	/R	INKOMPATIBLE SW	
	Siehe Abschnitt Störungsbehebung auf Seite 270 zur Beschreibung der	4	Reserviert	STROM N	MESS	BENUTZER- LASTKURVE	
	Störung. • Auf dem Bedienpanel werden die	5	DC UNTERSPANN	SUPPLY I	PHASE	Reserviert	
	Worte im hex. Format angezeigt. Zum	6	AI1 UNTERBR	I.GEBER		Reserviert	
	Beispiel werden alle Nullen und eine 1	7	AI2 UNTERBR	ÜBERDRI	EHZAHL	Reserviert	
	in Bit 0 als 0001 angezeigt. Alle Nullen und eine 1 in Bit 15 werden als 8000	8	MOTOR TEMP	Reservier	t	Reserviert	
	angezeigt.	9	BEDIENPANEL	ACS ID F	EHLER	Reserviert	
	STÖRUNG WORT 2	10	ID LAUF STÖRUNG	CONFIG I	FILE	System-Störung	
	Nur-Lese-Kopie des Störungswortes 2. • Siehe Parameter 0305.	11	MOTOR STALL	SERIAL 1	ERR	System-Störung	
0307			CB ÜBERTEMP	EFB CON FILE		System-Störung	
	77 STÖRUNG WORT 3 Nur-Lese-Kopie des Störungswortes 3.		EXT STÖRUNG 1	FORCE TRIP		System-Störung	
	 Siehe Parameter 0305. 	14	EXT STÖRUNG 2	MOTOR PHASE		System-Störung	
			ERDSCHLUSS	AUSG KA	BEL	Param. EinstFehler	
				•			
0308	WARNUNG WORT 1Bei einer anstehenden Warnung wird					_	
	das entsprechende Bit für die aktive	Bit #	,	ORT 1		9, WARNWORT 2	
	Warnung in den Warnungsworten	0	ÜBERSTROM		Reserviert		
	gesetzt. • Jeder Warnung ist in den	1	ÜBERSPANNUNG		PID SCHL/	AF	
	Warnungsworten ein bestimmtes Bit	2	UNTERSPANNUNG		ID LAUF		
	zugeordnet.	3	Drehrichtungsw. ges	perrt	Reserviert		
	Die Bits bleiben gesetzt, bis das gesamte Warnungswortwort	4	IO COMM			EIGABE 1 FEHLT	
	zurückgesetzt wird. (Quittieren erfolgt	5	AI1 UNTERBR			EIGABE 2 FEHLT	
	durch Schreiben von Null in das Wort.) • Auf dem Bedienpanel werden die	6	AI2 UNTERBR		NOTHALT		
	Worte im hex. Format angezeigt. Zum	7	BEDIENPANEL		ENCODER		
	Beispiel werden alle Nullen und eine 1	8	ÜBERTEMP		ERSTER S	START	
	in Bit 0 als 0001 angezeigt. Alle Nullen und eine 1 in Bit 15 werden als 8000	9	MOTOR TEMP		Reserviert		
	angezeigt.		Reserviert			RLASTKURVE	
0309	WARNUNG WORT 2	11	MOTOR STALL		START VE	RZ	
	Siehe Parameter 0308.	12	AUTORESET		Reserviert		
		13	AUTOWECHSEL		Reserviert		
		14	PFC I SPERRE		Reserviert		
		15	Reserviert		Reserviert		
1							

Gruppe 04: STÖRUNGSPEICHER

In dieser Gruppe werden die letzten, von dem Antrieb gemeldeten Störungen gespeichert.

Code	Beschreibung						
0401	LETZTE STÖRUNG						
	 0 – löscht den Störungsspeicher (auf dem Bedienpanel = KEINE STÖRUNG). n – Störungscode der zuletzt gespeicherten Störung. Der Störungscode wird als ein Name angezeigt. Siehe Abschnitt Störungsbehebung auf Seite 270 zu Störungscodes und Namen. Der angezeigte Störungsname für diesen Parameter kann kürzer sein, als der entsprechende Name in der Störungsliste, in der die Namen im angezeigten Format der Störungs-Anzeige angegeben sind. 						
0402	STÖRUNG ZEIT 1						
	Tag, an dem die letzte Störung aufgetreten ist. Entweder als: • Ein Datum – wenn die Echtzeituhr in Betrieb ist. • Anzahl der Tage nach dem Einschalten – wenn die Echtzeituhr nicht verwendet wird oder nicht eingestellt ist.						
0403	STÖRUNG ZEIT 2						
	 Zeit, zu dem die letzte Störung aufgetreten ist. Entweder als: Echtzeit, im Format hh:mm:ss – wenn die Echtzeituhr in Betrieb ist. Zeit seit Einschalten der Spannungsversorgung (minus ganze Tage gemäß Par. 0402), im Format hh:mm:ss – wenn die Echtzeituhr nicht benutzt wurde oder nicht gestellt war. Format auf dem Basis-Bedienpanel: Zeit seit Einschalten der Spannungsversorgung in 2-Sekunden-Schritten (Ticks) (minus ganze Tage gemäß Par. 30 Ticks = 60 Sekunden. D.h. der Wert 514 entspricht 17 Minutes und 8 Sekunden (= 514/30). 						
0404	DREHZAHL B STÖRUNG						
	Die Motordrehzahl (Upm) zu dem Zeitpunkt, zu dem die letzte Störung auftrat.						
0405	FREQ B STÖRUNG						
	Frequenz (Hz) zu dem Zeitpunkt, zu dem die letzte Störung auftrat,						
0406	SPANN B STÖRUNG						
	Die Zwischenkreisspannung (V) zu dem Zeitpunkt, als die letzte Störung auftrat.						
0407	STROM B STÖRUNG						
	Der Motorstrom (A) zu dem Zeitpunkt, als die letzte Störung auftrat.						
0408	DREHM B STÖRUNG						
	Drehmoment des Motors (%) zu dem Zeitpunkt, als die törung auftrat.						
0409	STATUS B STÖRUNG						
	Status des Antriebs (Hex-Code-Wort) zu dem Zeitpunkt, als die letzte Störung auftrat.						
0410	DI1-3 B STÖRUNG						
	Status der Digitaleingänge 1…3 zu dem Zeitpunkt, als die letzte Störung auftrat.						
0411	DI4-6 B STÖRUNG						
	Status der Digitaleingänge 4…6 zu dem Zeitpunkt, als die letzte Störung auftrat.						
0412	2.LETZTE TÖRUNG						
	Störungscode der zweitletzten Störung. Nur-lesen.						
0413	3.LETZTE STÖRUNG						
	Störungscode des drittletzten Störung. Nur-lesen.						

Gruppe 10: START/STOP/DREHR

Diese Gruppe:

- Definiert externe Quellen (EXT1 und EXT2) für Befehle, die Änderungen von Start, Stop und Drehrichtung freigeben
- Dient zur Einstellung der Drehrichtung oder Drehrichtungssteuerung.

Zur Auswahl der beiden externen Steuerplätze die nächste Gruppe verwenden (Parameter 1102).

Code Beschreibung

1001 EXT1 BEFEHLE

Definiert den externen Steuerplatz 1 (EXT1) – Konfiguration der Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle.

- 0 = KEINE AUSW keine externe Quelle für den Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehl.
- 1 = DI1 Zwei-Draht-Start/Stop.
 - Start/Stop erfolgt über Digitaleingang DI1 (DI1 aktiviert = Start; DI1 deaktiviert = Stop).
 - Parameter 1003 legt die Drehrichtung fest. Einstellung 1003 = 3 (ABFRAGE) ist die gleiche wie 1003 = 1 (VORWÄRTS).
- 2 = DI1, 2 Zwei-Draht-Start/Stop, Drehrichtung.
 - Start/Stop erfolgt über Digitaleingang DI1 (DI1 aktiviert = Start; DI1 deaktiviert = Stop).
 - Die Wahl der Drehrichtung [Parameter 1003 muss = 3 (ABFRAGE)] gesetzt sein] erfolgt durch Digitaleingang DI2 (DI2 aktiviert = rückwärts; deaktiviert = vorwärts).
- 3 = DI1P,2P 3-Draht Start/Stop.
 - Start/Stop-Befehle werden über Drucktasten gegeben (P steht für "Impuls").
 - Der Start erfolgt über einen an Digitaleingang DI1 angeschlossenen Drucktaster (Schließer). Um den Antrieb zu starten, muss der Digitaleingang DI2 während des Impulses an DI1 aktiviert werden.
 - Mehrere Start-Taster können parallel geschaltet werden.
 - Der Stop erfolgt über einen an Digitaleingang DI2 angeschlossenen Drucktaster (Öffner).
 - Mehrere Stop-Taster können parallel geschaltet werden.
 - Parameter 1003 legt die Drehrichtung fest. Einstellung 1003 = 3 (ABFRAGE) ist die gleiche wie 1003 = 1 (VORWÄRTS).
- 4 = DI1P,2P,3 3-Draht Start/Stop, Drehrichtung.
 - Start/Stop-Befehle werden über Drucktaster, wie für DI1P, 2P beschrieben, gegeben.
 - Die Wahl der Drehrichtung [Parameter 1003 muss = 3 (ABFRAGE)] gesetzt sein] erfolgt durch Digitaleingang DI3 (DI3 aktiviert = rückwärts; deaktiviert = vorwärts).
- 5 = DI1P,2P,3P Start vorwärts, Start rückwärts und Stop.
 - Start- und Richtungsbefehle werden gleichzeitig mit zwei separaten Drucktasten gegeben (P steht für "Impuls").
 - Der Befehl Start vorwärts erfolgt über einen an Digitaleingang DI1 angeschlossenen Drucktaster (Schließer). Um den Antrieb zu starten, muss der Digitaleingang DI3 während des Impulses an DI1 aktiviert werden.
 - Der Befehl Start rückwärts erfolgt über einen an Digitaleingang DI2 angeschlossenen Drucktaster (Schließer). Um den Antrieb zu starten, muss der Digitaleingang DI3 während des Impulses an DI2 aktiviert werden.
 - Mehrere Start-Taster können parallel geschaltet werden.
 - Der Stop erfolgt über einen an Digitaleingang DI3 angeschlossenen Drucktaster (Öffner).
 - Mehrere Stop-Taster können parallel geschaltet werden.
 - Einstellung von Parameter 1003 = 3 (ABFRAGE) erforderlich.
- 6 = DI6 Zwei-Draht-Start/Stop.
 - Start/Stop erfolgt über Digitaleingang DI6 (DI6 aktiviert = Start; DI6 deaktiviert = Stop).
 - Parameter 1003 legt die Drehrichtung fest. Einstellung 1003 = 3 (ABFRAGE) ist die gleiche wie 1003 = 1 (VORWÄRTS).
- 7 = Di6,5 Zwéi-Draht Start/Stop/Drehrichtung.
 - Start/Stop erfolgt über Digitaleingang DI6 (DI6 aktiviert = Start; DI6 deaktiviert = Stop).
 - Die Wahl der Drehrichtung [Parameter 1003 muss = 3 (ABFRAGE) gesetzt sein] erfolgt durch Digitaleingang DI5. (DI5 aktiviert = rückwärts; deaktiviert = vorwärts).
- 8 = BEDIENPANEL Bedienpanel.
 - Die Befehle für Start/Stop und Drehrichtung werden über das Bedienpanel erteilt, wenn EXT1 aktiviert ist.
 - Für die Wahl der Drehrichtung muss Parameter 1003 auf = 3 (ABFRAGE) gesetzt sein.
- 9 = DI1F,2R Start-/Stop-/Drehrichtungsbefehle durch Kombinationen von DI1 und DI2.
 - Start vorwärts = DI1 aktiviert und DI2 deaktiviert.
 - Start rückwärts = DI1 deaktiviert und DI2 aktiviert.
 - Stop = DI1 und DI2 aktiviert oder beide deaktiviert.
 - Einstellung von Parameter 1003 = 3 (ABFRAGE) erforderlich.
- 10 = комм bestimmt das Feldbus-Befehlswort als Quelle für die Start-/Stop- und Drehrichtungsbefehle.
- Die Bits 0, 1, 2 des Befehlswortes 1 (Parameter 0301) aktivieren den Start-/Stop und Drehrichtungsbefehl.
- Einzelheiten hierzu siehe Feldbus-Benutzerhandbuch.
- 11 = ZEIT FUNKT 1. Zuordnung von Start/Stop zur Timer-Funktion 1 (Timer-Funktion aktiviert = START; Timer-Funktion deaktiviert = STOP). Siehe *Gruppe 36: TIMER FUNKTION*.
- 12...14 = zeiт ғимкт 2...4 Zuordnung der Start/Stop-Steuerung zu Timer-Funktion 2...4. Siehe zeiт ғимкт 1 oben.

Code Beschreibung 1002 EXT2 BEFEHLE

Definiert den externen Steuerplatz 2 (EXT2) – Konfiguration der Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle.

• Siehe oben Parameter 1001 EXT1 BEFEHLE.

1003 DREHRICHTUNG

Stellt die Wahl der Drehrichtung des Motors ein.

- 1 = VORWÄRTS legt die Drehrichtung vorwärts fest.
- 2 = RÜCKWÄRTS legt die Drehrichtung rückwärts fest..
- 3 = ABFRAGE die Drehrichtung kann auf Befehl gewechselt werden.

1004 JOGGING AUSWAHL

Einstellung des Signals, mit dem die Jogging-Funktion aktiviert wird. Jogging verwendet Konstantdrehzahl 7 (Parameter 1208) als Drehzahl-Sollwert und Rampenpaar 2 (Parameter 2205 und 2206) für Beschleunigung und Verzögerung. Wenn das Aktivierungssignal der Jogging-Funktion ausfällt, verzögert der Antrieb an Rampe auf Drehzahl Null, auch wenn sonst Austrudeln im normalen Betrieb (Parameter 2102) verwendet wird. Der Jogging-Status kann für Relaisausgänge (Parameter 1401) parametriert werden. Der Jogging-Status ist auch in DCU-Profil Status-Bit 21 ersichtlich.

- 0 = KEINE AUSW deaktiviert die Jogging-Funktion.
- 1 = DI1 aktiviert/deaktiviert Jogging auf Basis des Status von DI1 (DI1 aktiviert = Jogging ist aktiv; DI1 deaktiviert = Jogging ist nicht aktiv).
- 2...6 = Di2...Di6 aktiviert auf Basis des Status des gewählten Digitaleingangs. Siehe Di1 oben.
- -1 = DI1(INV) aktiviert Jogging auf Basis des Status von DI1 (DI1 aktiviert = Jogging ist nicht aktiv; DI1 de-activated = Jogging ist aktiv).
- -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) aktiviert Jogging auf Basis des Status des gewählten Digitaleingangs. Siehe DI1(INV) oben.

Gruppe 11: SOLLWERT AUSWAHL

Diese Gruppe definiert:

- Wie der Antrieb zwischen den Befehlsquellen wählt
- Kennwerte und Quellen f
 ür SOLLW 1 und SOLLW 2.

Code Beschreibung

1101 AUSW PANEL SOLLW

Auswahl des im lokalen Steuermodus einzustellenden Sollwerts.

- 1 = SOLLW 1(Hz) Hz/Upm) der Sollwerttyp ist abhängig von 9904 MOTOR REGELMODUS.
 - Drehzahlsollwert (Upm) wenn 9904 = 1 (SVC DREHZAHL) oder 2 (SVC DREHMOM).
 - Frequenz-Sollwert (Hz) wenn 9904 = 3 (SCALAR).
- 2 = SOLLW 2 (%)

1102 **AUSW EXT1/EXT2**


Legt die Quelle zur Wahl zwischen den externen Steuerplätzen EXT1 oder EXT2 fest. Somit wird auch die Quelle für den Start-/Stop-/Drehrichtungsbefehl und die Sollwertsignale festgelegt.

- 0 = EXT1 Auswahl des externen Steuerplatzes 1 (EXT1).
 - Siehe Parameter 1001 EXT1 BEFEHLE für die Definitionen von Start/Stop/Drehr von EXT1.
 - Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1 für die Definitionen des EXT1 Sollwerts.
- 1 = DI1 Steuerung von EXT1 oder EXT2 auf Basis des gewählten Digitaleingangs DI1 (DI1 aktiviert = EXT2; DI1 deaktiviert = EXT1).
- 2...6 = DI2...DI6 Steuerung von EXT1 oder EXT2 auf Basis des Status des gewählten Digitaleingangs. Siehe DI1 oben.
- 7 = EXT2 Auswahl des externen Steuerplatzes 2 (ext2).
 - Siehe Parameter 1002 EXT2 BEFEHLE für die Definitionen von Start/Stop/Drehr von EXT2.
 - Siehe Parameter 1106 AUSW.EXT SOLLW 2 FÜR die Definitionen des EXT2 Sollwerts.
- 8 = комм Steuerung des Antriebs über externen Steuerplatz EXT1 oder EXT2 auf Basis des Feldbus-Steuerwortes.
 - Bit 5 von Befehlswort 1 (Parameter 0301) legt den aktiven externen Steuerplatz (EXT1 oder EXT2) fest.
 - Einzelheiten hierzu siehe Feldbus-Benutzerhandbuch.
- 9 = ZEIT FUNKT 1 Steuerung des Antriebs über EXT1 oder EXT2 auf Basis des Status der Timer-Funktion (Timer aktiviert = EXT2; Timer-Funktion deaktiviert = EXT1). Siehe *Gruppe 36: TIMER FUNKTION*.
- 10...12 = ZEIT FUNKT 2...4 Steuerung des Antriebs über EXT1 oder EXT2 basierend auf dem Status der Timer-Funktion. Siehe ZEIT FUNKT 1 oben.
- -1 = DI1(INV) Steuerung des Antriebs über EXT1 oder EXT2 basierend auf dem Status von DI1 (DI1 aktiviert = EXT1; DI1 deaktiviert = EXT2).
- -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Steuerung des Antriebs über EXT1 oder EXT2 basierend auf dem Status des gewählten Digitaleingangs. Siehe DI1(INV) oben.

1103 **AUSW. EXT SOLLW 1**

Dieser Parameter wählt die Signalquelle für den externen Sollwert SOLLW 1 aus.

- 0 = BEDIENPANEL Sollwert wird über die Tastatur eingegeben.
- 1 = AI1 Definiert Analogeingang 1 (AI1) als Sollwertquelle.
- 2 = AI2 Definiert Analogeingang 2 (AI2) als Sollwertquelle.
- 3 = AI1/JOYST Definiert Analogeingang 1 (AI1), konfiguriert für Joystick-Betrieb, als Sollwertquelle.
 - Der Wert des Min.-Eingangssignals steuert den Antrieb entsprechend des max. Sollwertes in Rückwärtsrichtung. Festlegung des Minimum-Wertes mit Parameter 1104.
 - Der Wert des Max.-Eingangssignals steuert den Antrieb entsprechend des max. Sollwertes in Vorwärtsrichtung. Festlegung des Max.-Wertes mit Parameter 1105.
 - Einstellung von Parameter 1003 = 3 (ABFRAGE) erforderlich.





WARNUNG! Der niedrigste Wert des

Sollwertbereichs bedeutet Drehrichtungswechsel, deshalb nicht 0 V als unteres Ende des Sollwertbereichs einstellen. Sonst erfolgt der Drehrichtungswechsel auch, wenn das Steuersignal verloren geht (entspricht 0 V Eingang). Verwenden Sie deshalb folgende Einstellwerte, damit der Verlust des Analogeingangssignals mit einer Störmeldung den Antrieb stoppt.

- Einstellung von Parameter 1301 MINIMUM AI1 (1304 MINIMUM AI2) auf 20% (2 V oder 4 mA).
- Einstellung von Parameter 3021 Al1 STÖR GRENZ auf den Wert 5% oder höher.
- Parameter 3001 AI<MIN FUNKTION auf 1 (STÖRUNG) EINSTELLEN.
- 4 = AI2/JOYST Definiert Analogeingang 2 (AI2), konfiguriert für Joystick-Betrieb, als Sollwertguelle.
 - Siehe Beschreibung (AI1/JOYST) oben.

- 5 = Di3U,4D(R) Der Drehzahlsollwert wird über Digitaleingänge zur Steuerung des Motorpotentiometers vorgegeben.
 - Digitaleingang DI3 erhöht die Drehzahl (U steht für "up").
 - Digitaleingang DI4 verringert die Drehzahl (D steht für "down").
 - Ein Stop-Befehl setzt den Sollwert auf Null zurück (R steht für "reset").
 - Parameter 2205 BESCHL ZEIT 2 legt die Änderungsgeschwindigkeit des Sollwertsignals fest.
- 6 = DI3U,4D Wie oben (DI3U,4D(R)), mit den Ausnahmen:
 - Ein Stop-Befehl setzt den Sollwert nicht auf Null zurück. Der Sollwert wird gespeichert.
 - Wenn der ACS550 gestartet wird, beschleunigt er (entsprechend der gewählten Beschleunigungsrampe) bis zum gespeicherten Sollwert.
- 7 = DI5U,6D Wie oben (DI3U,4D), mit der Ausnahme, dass die verwendeten Digitaleingänge DI5 und DI6 sind.
- 8 = комм Stellt den Feldbus als Sollwertquelle ein.
- 9 = KOMM+AI1 Die Sollwertquelle ist die Summe aus Feldbus und Analogeingang 1 (AI1). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 10 = KOMM∗AI1 Die Sollwertquelle ist das Produkt aus einem Feldbussignal und Analogeingang 1 (AI1). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 11 = DI3U,4D(RNC) Wie oben DI3U,4D(R), mit der Ausnahme, dass:
- Durch die Änderung der Sollwertquelle (EXT1 auf EXT2, EXT2 auf EXT1, LOC auf REM) der Sollwert nicht kopiert wird
- 12 = DI3U.4D(NC) Wie oben DI3U.4D, mit der Ausnahme, dass:
 - Durch die Änderung der Sollwertquelle (EXT1 auf EXT2, EXT2 auf EXT1, LOC auf REM) der Sollwert nicht kopiert wird.
 - Der Stopp-Befehl den Sollwert auf Null zurücksetzt.
- 13 = DI5U,6D(NC) Wie oben DI5U,6D, mit der Ausnahme, dass:
 - Durch die Änderung der Sollwertquelle (EXT1 auf EXT2, EXT2 auf EXT1, LOC auf REM) der Sollwert nicht kopiert wird.
- 14 = Aı1+Aı2 Die Sollwertquelle ist die Summe aus Analogeingang 1 (Aı1) und Analogeingang 2 (Aı2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 15 = Ai1*Ai2 Die Sollwertquelle ist das Produkt aus Analogeingang 1 (Ai1) und Analogeingang 2 (Ai2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 16 = Al1-Al2 Die Sollwertquelle ist die Differenz aus Analogeingang 1 (Al1) und Analogeingang 2 (Al2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 17 = Aı1/Aı2 Die Sollwertquelle ist der Quotient aus Analogeingang 1 (Aı1) und Analogeingang 2 (Aı2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 20 = PANEL (RNC) Der Sollwert wird über die Tastatur eingegeben.
 - Ein Stop-Befehl setzt den Sollwert auf Null zurück (R steht für "reset").
 - Durch die Änderung der Sollwertquelle (EXT1 auf EXT2, EXT2 auf EXT1) wird der Sollwert nicht kopiert.
- 21 = PANEL (NC) Sollwert wird über die Tastatur eingegeben.
 - Ein Stop-Befehl setzt den Sollwert nicht auf Null zurück. Der Sollwert wird gespeichert.
 - Durch die Änderung der Sollwertquelle (EXT1 auf EXT2, EXT2 auf EXT1) wird der Sollwert nicht kopiert.

Analogeingang Sollwertkorrektur

Für die Parameterwerte 9, 10 und 14...17 verwenden Sie die Formeln in der folgenden Tabelle.


Wert- einstellung	Berechnung des Al-Sollwerts
C + B	Wert C + (Wert B - 50% des Sollwertes)
C * B	Wert C · (Wert B / 50% des Sollwerts)
	(Wert C + 50% des Sollwerts) - Wert B
C/B	(Wert C · 50% des Sollwerts) / Wert B

Dabei sind:

- C = Hauptsollwert
 - (= KOMM für die Werte 9, 10 und
- = AI1 für die Werte 14...17).
- B = Sollwertkorrektur
- (= AI1 für die Werte 9, 10 und
- = AI2 für die Werte 14...17).

Beispiel:

- In der Abbildung sind die Kurven der Sollwertquellen für die Werteinstellungen 9, 10, und 14...17 dargestellt, dabei sind:
- C = 25%.
- P 4012 INT.SOLLWERT MIN = 0.
- P 4013 INT.SOLLWERT MAX = 0.
- B ändert sich über die horizontale Achse.



1104 EXT SOLLW. 1 MIN


Stellt das Minimum für den externen Sollwert 1 ein.


- Der Mindestwert des analogen Eingangssignals (als Prozentsatz des vollen Signals in V oder A) entspricht EXT SOLLW 1 MIN in Hz/Upm.
- Parameter 1301 MINIMUM AI1 oder 1304 MINIMUM AI2 stellt den Mindestwert des analogen Eingangssignals ein
- Diese Parameter (Sollwert und die Min.- und Max.-Einstellungen des Analogsignals) ermöglichen eine Skalierung und Offset-Einstellungen für den Sollwert.


1105 **EXT SOLLW. 1 MAX**

Stellt den Maximalwert für den externen Sollwert 1 ein.

- Das maximum des analogen Eingangssignal (als Prozentsatz des vollen Signals in V oder A) entspricht EXT SOLLW. MAX in Hz/Upm.
- Parameter 1302 MAXIMUM AI1 oder 1305 MAXIMUM AI2 stellen das Maximum des analogen Eingangssignals ein.







Gruppe 12: KONSTANTDREHZAHL

In dieser Gruppe wird ein Satz von Konstantdrehzahlen definiert. Allgemein gilt:

- Es können bis zu 7 Konstantdrehzahlen zwischen 0...500 Hz oder 0...30000 Upm programmiert werden.
- Die Werte müssen positiv sein (keine negativen Drehzahlwerte für Konstantdrehzahlen).
- Die Konstantdrehzahl-Einstellung wird ignoriert, wenn:
 - die Drehmomentregelung aktiv ist, oder
 - der PID-Prozess-Sollwert nachgeführt wird, oder
 - sich der Antrieb im Modus Lokal (Bedienpanel) befindet, oder
 - PFC (Pumpen und Lüfterregelung) aktiv ist.

Hinweis: Parameter 1208 KONSTANTDREHZ 7 kann als sogenannte Fehlerdrehzahl verwendet werden, die bei Verlust des Steuersignals aktiviert wird. Als Beispiel siehe Parameter 3001 AI<MIN FUNKTION, 3002 PANEL KOMM STÖR und 3018 KOMM STÖR FUNK.

Code Beschreibung

1201 AUSW KONST DREHZ

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welche Digitaleingänge zur Wahl der Konstantdrehzahlen verwendet werden. Siehe allgemeine Hinweise in der Einleitung.

- 0 = KEINE AUSW Deaktiviert die Konstantdrehzahl-Funktion.
- 1 = DI1 Konstantdrehzahl 1 wird über Digitaleingang DI1 ausgewählt.
 - Digitaleingang geschlossen = Konstantdrehzahl 1 aktiviert.
- 2…6 = DI2…DI6 Auswahl von Konstantdrehzahl 1 mit Digitaleingang DI2…DI6. Siehe oben.
- 7 = DI1,2 Auswahl einer von drei Konstantdrehzahlen (1...3) mit DI1 und DI2.
 - Es werden zwei Digitaleingänge, wie unten definiert, verwendet (0 = DI deaktiviert, 1 = DI aktiviert):

DI1	DI2	Funktion
0	0	Keine Konstantdrehzahl
1	0	Konstantdrehzahl 1 (1202)
0	1	Konstantdrehzahl 2 (1203)
1	1	Konstantdrehzahl 3 (1204)

- Kann als sogenannte Fehlerdrehzahl verwendet werden, die bei Verlust des Steuersignals aktiviert wird. Siehe Parameter 3001 Al<MIN Funktion und Parameter 3002 PANEL KOMM FEHL.
- 8 = DI2,3 Auswahl einer von drei Konstantdrehzahlen (1...3) mit DI2 und DI3.
 - Code, siehe (DI1,2) oben.
- 9 = DI3,4 Auswahl einer von drei Konstantdrehzahlen (1...3) mit DI3 und DI4.
 - Code, siehe (DI1,2) oben.
- 10 = DI4,5 Auswahl einer von drei Konstantdrehzahlen (1...3) mit DI4 und DI5.
 - Code, siehe (DI1,2) oben.
- 11 = DI5,6 Auswahl einer von drei Konstantdrehzahlen (1...3) mit DI5 und DI6.
 - Code, siehe (DI1,2) oben.
- 12 = DI1,2,3 Auswahl einer von sieben Konstantdrehzahlen (1...7) mit DI1, DI2 und DI3.
 - Es werden drei Digitaleingänge, wie unten definiert, verwendet (0 = DI deaktiviert, 1 = DI aktiviert):

DI1	DI2	DI3	Funktion
0	0		Keine Konstantdrehzahl
1	0		Konstantdrehzahl 1 (1202)
0	1		Konstantdrehzahl 2 (1203)
1	1		Konstantdrehzahl 3 (1204)
0	0		Konstantdrehzahl 4 (1205)
1	0		Konstantdrehzahl 5 (1206)
0	1		Konstantdrehzahl 6 (1207)
1	1	1	Konstantdrehzahl 7 (1208)

- 13 = DI3,4,5 Auswahl einer von sieben Konstantdrehzahlen (1...7) mit DI3, DI4 und DI5.
- Code, siehe (DI1,2,3) oben.
- 14 = DI4,5,6 Auswahl einer von sieben Konstantdrehzahlen (1...7) mit DI4, DI5 und DI6.
 - Code, siehe (DI1,2,3) oben.
- 15...18 = ZEIT FUNKT 1...4 Auswahl einer Konstantdrehzahl 1, Konstantdrehzahl 2 oder des externen Sollwerts abhängig vom Status der Timer-Funktion (1...4) und Konstantdrehzahl-Modus. Siehe Parameter 1209 TIMER MOD AUSW und Gruppe 36: TIMER FUNKTION.
- 19 = ZEIT FUNK1&2 Auswahl einer Konstantdrehzahl oder des externen Sollwerts abhängig vom Status der Timer-Funktion 1 & 2 und dem Konstantdrehzahl-Modus. Siehe Parameter 1209 TIMER MOD AUSW und *Gruppe 36: TIMER FUNKTION*.
- -1 = DI1(INV) Konstantdrehzahl 1 wird über Digitaleingang DI1 ausgewählt.
- Invertierung: Digitaleingang deaktiviert = Konstantdrehzahl 1 aktiviert.
- -2…- 6 = Dı2(ıŇV)…Dı6(ıNV) Konstantdrehzahl 1 wird über Digitaleingang ausgewählt. Siehe oben.
- -7 = DI1,2(INV) Éine der drei Konstantdrehzahlen (1...3) wird über DI1 und DI2 ausgewählt.
 - Zur Invertierung werden zwei Digitaleingänge, wie unten definiert, verwendet (0 = DI deaktiviert, 1 = DI aktiviert):

DI1	DI2	Funktion
1	1	Keine Konstantdrehzahl
0	1	Konstantdrehzahl 1 (1202)
1	0	Konstantdrehzahl 2 (1203)
0	0	Konstantdrehzahl 3 (1204)

- -8 = Dl2,3(INV) Eine der drei Konstantdrehzahlen (1…3) wird über Dl2 und Dl3 ausgewählt.
 - Code, siehe (DI1,2(INV)) oben.
- -9 = DI3.4(INV) Eine der drei Konstantdrehzahlen (1...3) wird über DI3 und DI4 ausgewählt.
- Code, siehe (DI1,2(INV)) oben.
- -10 = DI4,5(INV) Eine der drei Konstantdrehzahlen (1…3) wird über DI4 und DI5 ausgewählt.
- Code, siehe (DI1,2(INV)) oben.
- -11 = DI5,6(INV) Eine der drei Konstantdrehzahlen (1…3) wird über DI5 und DI6 ausgewählt.
 - Code, siehe (DI1,2(INV)) oben.
- -12 = DI1,2,3(INV) Eine von sieben Konstantdrehzahlen (1…7) wird mit DI1, DI2 und DI3 ausgewählt.
- Zur Invertierung werden drei Digitaleingänge, wie unten definiert, verwendet (0 = DI deaktiviert, 1 = DI aktiviert):

DI1	DI2	DI3	Funktion
1	1		Keine Konstantdrehzahl
0	1		Konstantdrehzahl 1 (1202)
1	0		Konstantdrehzahl 2 (1203)
0	0		Konstantdrehzahl 3 (1204)
1	1		Konstantdrehzahl 4 (1205)
0	1		Konstantdrehzahl 5 (1206)
1	0		Konstantdrehzahl 6 (1207)
0	0	0	Konstantdrehzahl 7 (1208)

- -13 = DI3,4,5(INV) Eine von sieben Konstantdrehzahlen (1...7) wird mit DI3, DI4 und DI5 ausgewählt.
- Code, siehe (DI1,2,3(INV)) oben.
- -14 = DI4,5,6(INV) Eine von sieben Konstantdrehzahlen (1…7) wird mit DI4, DI5 und DI6 ausgewählt.
 - Code, siehe (DI1,2,3(INV)) oben.

1202 KONSTANTDREHZ 1

Stellt den Wert für Konstantdrehzahl 1 ein.

- Bereich und Einheiten sind von Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS abhängig.
- Bereich: 0...30000 Upm, wenn 9904 = 1 (SVC DREHZAHL) oder 2 (SVC DREHMOM).
- Bereich: 0...500 Hz, wenn 9904 = 3 (SCALAR).

1203 KONSTANTDREHZ 2...KONSTANTDREHZ 7

Mit jedem Parameter wird der Wert für eine Konstantdrehzahl eingestellt. Siehe oben KONSTANTDREHZ 1.

1208 Konstantdrehzahl 7 wird auch als Jogging-Drehzahl benutzt. Siehe Parameter 1004 JOGGING AUSWAHL.

1209 TIMER MODUS AUSW

Einstellung für mit Timer-Funktion aktivierten Konstantdrehzahl-Modus. Die Timer-Funktion kann verwendet werden, um zwischen dem externen Sollwert und Konstantdrehzahlen zu wechseln, wenn Parameter 1201 ausw KONSTANTDREHZ = 15…18 (ZEIT FUNKT 1…4) oder 19 (ZEIT FUNKT 1&2).

1 = FXT/1/2/3

• Wenn Parameter 1201 = 15...18 (ZEIT FUNKT 1...4), wird eine externe Drehzahl gewählt, wenn diese Timer-Funktion (1...4) nicht aktiviert ist, Konstantdrehzahl 1 wird gewählt, wenn sie aktiviert ist.

TIMER-FUNKTION 14	Funktion
0	Externer Sollwert
1	Konstantdrehzahl 1 (1202)

 Wenn Parameter 1201 = 19 (ZEIT FUNKT1&2), Auswahl einer externen Drehzahl, wenn keine Timer-Funktion aktiviert ist, Auswahl von Konstantdrehzahl 1, wenn nur Timer-Funktion 1 aktiv ist, Auswahl von Konstantdrehzahl 2, wenn nur Timer-Funktion 2 aktiv ist und Auswahl von Konstantdrehzahl 3, wenn beide Timer-Funktionen 1 und 2 aktiv sind.

TIMER-FUNKTION 1	TIMER-FUNKTION 2	Funktion
0	0	Externer Sollwert
1	0	Konstantdrehzahl 1 (1202)
0	1	Konstantdrehzahl 2 (1203)
1	1	Konstantdrehzahl 3 (1204)

2 = 1/2/3/4

• Wenn Parameter 1201 = 15...18 (ZEIT FUNKT 1...4), wird Konstantdrehzahl 1 gewählt, wenn diese Timer-Funktion (1...4) nicht aktiviert ist, Konstantdrehzahl 2 wird gewählt, wenn sie aktiviert ist.

TIMER-FUNKTION 14	
0	Konstantdrehzahl 1 (1202)
1	Konstantdrehzahl 2 (1203)

• Wenn Parameter 1201 = 19 (ZEIT FUNKT1&2), Auswahl von Konstantdrehzahl 1, wenn keine Timer-Funktion aktiviert ist, Auswahl von Konstantdrehzahl 2, wenn nur Timer-Funktion 1 aktiv ist, Auswahl von Konstantdrehzahl 3, wenn nur Timer-Funktion 2 aktiv ist und Auswahl von Konstantdrehzahl 4, wenn beide Timer-Funktionen 1 und 2 aktiv sind.

TIMER-FUNKTION 1	TIMER-FUNKTION 2	Funktion
0	0	Konstantdrehzahl 1 (1202)
1	0	Konstantdrehzahl 2 (1203)
0	1	Konstantdrehzahl 3 (1204)
1	1	Konstantdrehzahl 4 (1205)

FILTER AI2

Siehe FILTER AI1 oben.

Gruppe 13: ANALOGEINGÄNGE

Einstellung der Filterzeitkonstante für Analogeingang 2 (AI2).

In dieser Gruppe werden die Grenzen und Filter für die Analogeingänge eingestellt.

Code Beschreibung 1301 **MINIMUM AI1** Einstellung des Mindestwerts für den Analogeingang. Der Wert wird als Prozentsatz des gesamten Änalogsignalbereichs definiert. Siehe Beispiel unten. Der Minimalwert des Analogeingangssignals entspricht 1104 EXT SOLLW. 1 MIN oder 1107 EXT SOLLW. 2 MIN. Der Minimalwert MINIMUM AI darf nicht größer als der Maximalwert MAXIMUM AI sein. Diese Parameter (Sollwert und die Min.- und Max.-Einstellungen des Analogsignals) ermöglichen eine Skalierung und Offset-Einstellungen für den Sollwert. Siehe Diagramm zu Parameter 1104. Beispiel: Einstellung des Minimalwertes des Analogeingangs auf 4 mA: Das Analogeingang auf ein 0...20 mA Stromsignal konfigurieren. Berechnung des Minimums (4 mA) als Prozentsatz des Gesamtbereichs (20 mA) = 4 mA / 20 mA · 100% = 20% 1302 **MAXIMUM AI1** Einstellung des Maximalwerts des Analogeingangs. Der Wert wird als Prozentsatz des gesamten Analogsignalbereichs definiert. Der Maximalwert des Analogeingangssignals entspricht 1105 EXT SOLLW. MAX oder 1108 EXT SOLLW. 2 MAX. Siehe Diagramm zu Parameter 1104. 1303 **FILTER AI1** Ungefiltertes % Einstellung der Filterzeitkonstante für Analogeingang 1 (AI1). Signal Das gefilterte Signal erreicht 63% des Änderungsschrittes 100 innerhalb der festgelegte Zeit. 63 Gefiltertes Signal Zeitkonstante MINIMUM AI2 Einstellung des Mindestwerts für den Analogeingang. Siehe oben MINIMUM AI1. 1305 MAXIMUM AI2 Einstellung des Maximalwerts des Analogeingangs. Siehe oben MAXIMUM AI1.

Gruppe 14: RELAISAUSGÄNGE

Bedingungen zur Aktivierung der einzelnen Relaisausgänge. Relaisausgänge 4...6 sind nur dann verfügbar, wenn das OREL-01- Relaisausgang-Erweiterungsmodul installiert ist.

Code Beschreibung

1401 RELAISAUSG 1

Legt das Ereignis oder die Bedingung fest, die Relais 1 aktiviert – sowie die Bedeutung des Relaisausgangs 1.

- 0 = KEINE AUSW Relais wird nicht verwendet oder ist deaktiviert.
- 1 = BEREIT Das Relais wird aktiviert, wenn der ACS550 betriebsbereit ist. Voraussetzung:
 - · Kein Einschaltfreigabesignal.
 - · Es dürfen keine Störungen anstehen.
 - Die Versorgungsspannung liegt innerhalb des Bereichs.
 - · Kein Not-Aus-Befehl ist aktiv.
- 2 = LÄUFT Relais ist aktiviert, wenn der ACS550 läuft.
- 3 = STÖRUNG(-1) Relais zieht beim Einschalten der Spannungsversorgung an. Relais fällt ab, wenn eine Störung auftritt.
- 4 = STÖRUNG Relais zieht an, wenn eine Störung aktiv ist.
- 5 = WARNUNG Relais zieht an, wenn ein Alarm aktiv ist.
- 6 = RÜCKWÄRTS Relais zieht an, wenn der Motor rückwärts dreht.
- 7 = GESTARTET Relais zieht, wenn der ACS550 einen Startbefehl erhält (auch wenn kein Freigabesignal ansteht). Relais fällt ab, wenn der ACS550 einen Stop-Befehl erhält oder eine Störung auftritt.
- 8= ÜBERW1 ÜBER Relais zieht an, wenn der erste überwachte Par. (3201) den Grenzwert überschreitet (3203).
- Siehe Gruppe 32: ÜBERWACHUNG ab Seite 161.
- 9 = ÜBERW1 UNTER Relais zieht an, wenn der erste überwachte Par. (3201) den Grenzwert unterschreitet (3202).
 - Siehe Gruppe 32: ÜBERWACHUNG ab Seite 161.
- 10 = ÜBERW2 ÜBER Relais zieht an, wenn der zweite überwachte Par. (3204) den Grenzwert überschreitet (3206).
 - Siehe Gruppe 32: ÜBERWACHUNG ab Seite 161.
- 11 = ÜBERW2 UNTER Relais zieht an, wenn der zweite überwachte Par. (3204) den Grenzwert unterschreitet (3205).
 - Siehe Gruppe 32: ÜBERWACHUNG ab Seite 161.
- 12 = ÜBERW3 ÜBER Relais zieht an, wenn der dritte überwachte Par. (3207) den Grenzwert überschreitet (3209).
- Siehe Gruppe 32: ÜBERWACHUNG ab Seite 161.
- 13 = ÜBERW3 UNTER Relais zieht an, wenn der dritte überwachte Par. (3207) den Grenzwert unterschreitet (3208).
 - Siehe Gruppe 32: ÜBERWACHUNG ab Seite 161.
- 14 = F ERREICHT Relais zieht an, wenn die Ausgangsfrequenz dem Frequenz-Sollwert entspricht.
- 15 = STÖRUNG(RST) Relais zieht an, wenn der ACS550 eine Störung erkannt hat,er wird nach der autom. Quittier-Verzögerungszeit zurückgesetzt.
 - Siehe Parameter 3103 WARTE ZEIT.
- 16 = STÖR/WARN Relais zieht an, wenn eine Störung oder ein Alarm auftritt.
- 17 = EXT STEUERPL Relais zieht an, wenn externe Steuerung gewählt ist.
- 18 = WAHL SOLL 2 Relais zieht an, wenn EXT2 gewählt ist.
- 19 = KONST DREHZ. Relais zieht an, wenn eine Konstantdrehzahl gewählt ist.
- 20 = SOLLW.STÖR Relais zieht an, wenn ein Sollwert oder ein aktiver Steuerplatz fehlen.
- 21 = ÜBERSTROM Relais zieht an, wenn eine Überstrom-Alarm oder Störung auftritt.
- 22 = ÜBERSPANNUNG Relais zieht an, wenn eine Überspannungs-Alarm oder Störung auftritt.
- 23 = ACS TEMP Relais zieht bei Stör- oder Warnmeldung wegen Übertemperatur der ACS- oder Regelungskarte an.
- 24 = UNTERSPG Relais zieht an, wenn eine ACS550 Unterspannungs-Alarm oder Störung auftritt.
- 25 = AI1 STÖRUNG Relais zieht an, wenn das AI1-Signal fehlt.
- 26 = AI2 STÖRUNG Relais zieht an, wenn das AI2-Signal fehlt.
- 27 = мот ÜBERTEMP Relais zieht, wenn eine Motorübertemperatur-Alarm oder Störung vorliegt.
- 28 = BLOCKIERUNG Relais zieht an, wenn eine Motorblockier-Alarm oder -Störung vorliegt.
- 30 = PID SCHLAF Relais zieht an, wenn, die PID-Schlaf-Funktion aktiv ist.
- 31 = PFC Verwendung des Relais für Start/Stop des Motors bei PFC-Regelung (siehe *Gruppe 81: PFC REGELUNG*).
 - Diese Option nur beim Makro PFC-Regelung verwenden.
 - Auswahl aktiviert / deaktiviert, wenn der ACS550 nicht läuft.
- 32 = AUTO.WECHSEL Relais zieht an, wenn die automatische Wechselfunktion der PFC ausgeführt wird.
 - Diese Option nur beim Makro PFC-Regelung verwenden.
- 33 = MOTOR MAGN Relais zieht an, wenn der Motor magnetisiert ist und das Nennmoment bereit stellen kann (Motor hat die Nennmagnetisierung erreicht).
- 34 = ANW.MAKRO2 Relais ist angezogen, wenn Benutzer-Parametersatz 2 aktiv ist.

- 35 = комм Relais hat auf Basis eines Eingangs von der Feldbus-Kommunikation angezogen.
 - Der Feldbus schreibt den Binärcode in Parameter 0134, der das Anziehen der Relais 1...Relais 6 nach der folgenden Festlegung veranlassen kann:

Par.	Binär	RO6	RO5	RO4	RO3	RO2	RO1
0	000000	0	0	0	0	0	0
1	000001	0	0	0	0	0	1
2	000010	0	0	0	0	1	0
3	000011	0	0	0	0	1	1
4	000100	0	0	0	1	0	0
562							
63	111111	1	1	1	1	1	1

• 0 = Relais nicht angezogen, 1 = Relais angezogen.

36 = комм(-1) – Das Anziehen des Relais basiert auf dem von der Feldbus-Kommunikation kommenden Eingangsignal.

 Der Feldbus schreibt den Binärcode in Parameter 0134, der das Anziehen der Relais 1...Relais 6 nach der folgenden Festlegung veranlassen kann:

Par.	Binär	RO6	RO5	RO4	RO3	RO2	RO1
0	000000	1	1	1	1	1	1
1	000001	1	1	1	1	1	0
2	000010	1	1	1	1	0	1
3	000011	1	1	1	1	0	0
4	000100	1	1	1	0	1	1
562							
63	111111	0	0	0	0	0	0

- 0 = Relais nicht angezogen, 1 = Relais angezogen.
- 37 = ZEIT FUNKT 1 Relais zieht an, wenn Timer-Funktion 1 aktiviert wird. Siehe *Gruppe 36: TIMER FUNKTION*. 38...40 = ZEIT FUNKT 2...4 Relais zieht an, wenn die Timer-Funktionen 2...4 aktiviert werden. Siehe ZEIT FUNKT 1 oben.
- 41 = WART LÜFTER Relais zieht an, wenn der Zähler für die Lüfterwartung den eingestellten Wert erreicht. Siehe Gruppe 29: WARTUNG TRIGGER.
- 42 = WART UMDREH Relais zieht an, wenn der Umdrehzungszähler den eingestellten Wert erreicht. Siehe *Gruppe* 29: WARTUNG TRIGGER.
- 43 = WART BETRIEB Das Relais zieht an, wenn der Betriebszeitzähler den eingestellten Wert erreicht. Siehe *Gruppe* 29: WARTUNG TRIGGER.
- 44 = WART EIN MWH Relais zieht an, wenn der MWh-Zähler den eingestellten Wert erreicht. Siehe *Gruppe 29:* WARTUNG TRIGGER.
- 46 = START VERZ Relais zieht an, wenn eine Startverzögerung aktiviert wird.
- 47 = BENUTZ LST K Relais zieht an, wenn eine Stör- oder Warnmeldung zur Benutzerlastkurve aktiviert wird.
- 52 = JOG AKTIV Relais zieht an, wenn die Jogging-Funktion aktiviert wird.

1402 RELAISAUSG 2

Legt das Ereignis oder die Bedingung fest, die Relais 2 aktiviert – sowie die Bedeutung des Relaisausgangs 2.
• Siehe 1401 RELAISAUSG 1.

1403 RELAISAUSG 3

Legt das Ereignis oder die Bedingung fest, die Relais 3 aktiviert – sowie die Bedeutung des Relaisausgangs 3.
• Siehe 1401 RELAISAUSG 1.


1404 RO1 EIN VERZ Legt die Einschaltverzögerung für Relais 1 fest. • Ein-/Abschaltverzögerungen werden ignoriert, wenn Relaisausgang 1401 auf PFC eingestellt ist. 1405 RO1 AUS VERZ Legt die Abschaltverzögerungen werden ignoriert, wenn Relaisausgang 1401 auf PFC eingestellt ist. 1404 EIN VERZ 1405 AUS VERZ

Code	Beschreibung
1406	RO2 EIN VERZ
	Legt die Einschaltverzögerung für Relais 2 fest. • Siehe RO1 EIN VERZ.
1407	RO2 AUS VERZ
	Legt die Abschaltverzögerung für Relais 2 fest. • Siehe Ro1 AUS VERZ.
	RO3 EIN VERZ
	Legt die Einschaltverzögerung für Relais 3 fest. • Siehe Ro1 EIN VERZ.
	RO3 AUS VERZ
	Abschaltverzögerung für Relais 3. • Siehe Ro1 AUS VERZ.
1410	RELAISAUSG 46
1412	Legt das Ereignis oder die Bedingung fest, das/die Relais 4…6 aktiviert – entsprechend der Bedeutung der Relaisausgänge 4…6. Verfügbar, wenn das OREL-01- Relaisausgang-Erweiterungsmodul installiert ist. • Siehe 1401 RELAISAUSG 1.
1413	RO4 EIN VERZ
	Legt die Einschaltverzögerung für Relais 4 fest. • Siehe RO1 EIN VERZ.
1414	RO4 AUS VERZ
	Legt die Abschaltverzögerung für Relais 4 fest. • Siehe Ro1 AUS VERZ.
1415	RO5 EIN VERZ
	Legt die Einschaltverzögerung für Relais 5 fest. • Siehe Ro1 EIN VERZ.
1416	RO5 AUS VERZ
	Legt die Abschaltverzögerung für Relais 5 fest. • Siehe RO1 AUS VERZ.
1417	RO6 EIN VERZ
	Legt die Einschaltverzögerung für Relais 6 fest. • Siehe RO1 EIN VERZ.
1418	RO6 AUS VERZ
	Legt die Abschaltverzögerung für Relais 6 fest. • Siehe Ro1 AUS VERZ.

Gruppe 15: ANALOGAUSGÄNGE

In dieser Gruppe werden die Analogausgänge (Stromsignale) des ACS550 eingestellt. Der ACS550 kann folgende Analogausgänge haben:

- Jeder Parameter in Gruppe 01: BETRIEBSDATEN
- Begrenzung auf programmierbare Minimal- und Maximalwerte des Ausgangsstroms
- Skalierung (bzw. Invertierung) durch Festlegung der Minimal- und Maximalwerte der Quellenparameter (oder des Inhalts). Festlegung des Maximalwertes (Parameter 1503 oder 1509), dass ein unter dem Minimalwert (Parameter 1502 oder 1508) liegender Wert zu einer Invertierung des Ausgangs führt.
- · Filter.



Code	Beschreibung
1511	MAXIMUM AO2
	Legt den MaxAusgangsstrom fest. Siehe махімим ао1 oben.
1512	FILTER AO2
	Legt die Filterzeitkonstante für AO2 fest. Siehe FILTER AO1 oben.

Gruppe 16: SYSTEMSTEUERUNG

In dieser Gruppe werden eine Reihe von Systemverriegelungen, Quittierungen und Freigaben eingestellt.

Code Beschreibung

1601 FREIGABE

Wählt die Quelle des Freigabesignals aus.

- 0 = KEINE AUSW Der ACS550 kann ohne externes Freigabesignal gestartet werden.
- 1 = DI1 Legt Digitaleingang DI1 für das Freigabesignal fest.
 - Dieser Digitaleingang muss für die Freigabe geschlossen werden.
 - Wenn die Spannung abfällt und diesen Digitaleingang öffnet, lässt der ACS550 den Motor bis zum Stillstand austrudeln und fährt nicht an, solange kein neues Freigabesignal gegeben wird.
- 2...6 = DI2...DI6 Stellt Digitaleingang DI2...DI6 als Quelle des Freigabesignals ein.
 - · Siehe DI1 oben.
- 7 = комм Das Feldbus-Befehlswort ist die Quelle für das Freigabesignal.
 - Bit 6 in Befehlswort 1 (Parameter 0301) aktiviert das Freigabesignal.
 - Einzelheiten hierzu siehe Feldbus-Benutzerhandbuch.
- -1 = DI1(INV) Stellt den invertierten Digitaleingang DI1 ls Quelle für das Freigabesignal ein.
- Dieser Digitaleingang muss für das Freigabesignal geöffnet/deaktiviert werden.
- Wenn dieser Digitaleingang geschlossen/aktiviert wird, lässt der ACS550 den Motor bis zum Stillstand austrudeln und startet nicht, solange kein erneutes Freigabesignal gegeben wird.
- -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Legt die invertierten DigitaleingängeDI2...DI6 als Quelle für das Freigabesignal fest.
- Siehe DI1(INV) oben.

1602 PARAMETERSCHLOSS

Legt fest, ob Parameterwerte über das Bedienpanel geändert werden können.

- Dieses Schloss sperrt nicht die durch Makros veranlassten Parameteränderungen.
- Dieses Schloss sperrt nicht die durch Feldbuseingänge veranlassten Parameteränderungen.
- Dieser Parameterwert kann nur geändert werden, wenn das richtige Passwort eingegeben wird. Siehe Parameter 1603 PASSWORT.
- 0 = GESPERRT Über das Bedienpanel sind keine Parameteränderungen möglich.
 - Das Schloss kann durch Eingabe des gültigen Passworts unter Parameter 1603 geöffnet werden.
- 1 = OFFEN Über das Bedienpanel sind Parameterwertänderungen möglich.
- 2 = NICHT GESICH Parameterwerte können über das Bedienpanel geändert, aber nicht im Festspeicher abgelegt werden
 - Parameter 1607 PARAM SPEICHERN auf 1 (SPEICHERT...) einstellen zum Speichern der geänderten Parameterwerte.

1603 PASSWORT

Durch Eingabe des korrekten Passworts kann das Parameterschloss geöffnet werden.

- Siehe Parameter 1602 oben.
- Mit Passwort 358 kann der Wert von Parameter 1602 einmal geändert werden.
- Diese Eingabe wird automatisch wieder auf 0 gesetzt.

1604 STÖR QUIT AUSW

Wählt die Quelle für die Störungsquittierung aus. Mit dem Signal erfolgt eine Rücksetzung des Frequenzumrichters nach einer Störungsabschaltung, wenn die Ursache der Störung beseitigt ist.

- 0 = BEDIENPANEL Die Störungsquittierung erfolgt über die Tastatur.
 - Mit Hilfe des Bedienpanels können Störungen immer quittiert werden.
- 1 = DI1 Legt Digitaleingang DI1 als Quelle für die Störungsquittierung fest.
 - Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird der ACS550 zurückgesetzt.
- 2...6 = DI2...DI6 Einstellung von Digitaleingang DI2...DI6 als Quelle der Störungsguittierung.
 - Siehe DI1 oben.
- 7 = START/STOP Legt einen Stop-Befehl als Quelle für die Störungsguittierung fest.
 - Diese Option darf nicht verwendet werden, wenn die Feldbus-Kommunikation die Befehle für Start, Stop und Drehrichtung gibt.
- 8 = комм Legt den Feldbus als Quelle für die Störungsquittierung fest.
 - Das Befehlswort wird über die Feldbus-Kommunikation bereit gestellt.
 - Bit 4 in Befehlswort 1 (Parameter 0301) setzt den ACS550 zurück.
- -1 = DI1(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI1 als Quelle für de Störungsguittierung fest.
 - Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird der ACS550 zurückgesetzt.
- -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI2...DI6 als Quelle für de Störungsquittierung fest.
 - Siehe DI1(INV) oben.

1605 PAR SATZ WECHSEL

Legt die Steuerung zur Änderung des Benutzer-Parametersatzes fest.

- Siehe Parameter 9902 APPLIK MAKRO.
- Der ACS550 muss zur Änderung des Benutzer-Parametersatzes gestoppt werden.
- Während der Änderung startet der Antrieb nicht.
- Hinweis: Der Benutzer-Parametersatz muss nach Änderung der Parametereinstellungen oder der Durchführung eines Motor-ID-Laufs gespeichert werden.
- Wenn der ACS550 aus- und wieder eingeschaltet wird oder Parameter 9902 APPLIK MAKRO geändert wird, lädt der Frequenzumrichter die letzten gespeicherten Einstellungen. Nicht gespeicherte Änderungen des Benutzer-Parametersatzes gehen verloren.

Hinweis: Der Wert dieses Parameters (1605) gehört nicht zu den Benutzer-Parametersätzen, und er ändert sich nicht, wenn Benutzer-Parametersätze geändert werden.

Hinweis: Die Auswahl von Benutzer-Parametersatz 2 kann über einen Relaisausgang überwacht werden.

- Siehe Parameter 1401
- 0 = KEINE AUSW Legt das Bedienpanel (Parameter 9902) als alleinige Quelle zur Änderung der Benutzer-Parametersätze fest.
- 1 = DI1 Legt Digitaleingang DI1 als Steuerquelle zur Änderung der Benutzer-Parametersätze fest.
- Der Antrieb lädt Benutzer-Parametersatz 1 bei abfallender Flanke des Digitaleingangssignals.
- Der Antrieb lädt Benutzer-Parametersatz 2 bei ansteigender Flanke des Digitaleingangssignals.
- Der Benutzer-Parametersatz kann nur bei gestopptem Antrieb geändert werden.
- 2...6 = DI2...DI6 Legt Digitaleingang DI2...DI6 als Quelle für die Änderung von Benutzer-Parametersätzen fest.
 Siehe DI1 oben.
- -1 = DI1(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI1 als Quelle für die Änderung von Benutzer-Parametersätzen fest.
 - Der Antrieb lädt Benutzer-Parametersatz 1 bei ansteigender Flanke des Digitaleingangssignals.
- Der Antrieb lädt Benutzer-Parametersatz 2 bei abfallender Flanke des Digitaleingangssignals.
- Der Benutzer-Parametersatz kann nur bei gestopptem Antrieb geändert werden.
- -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI2...DI6 als Quelle für die Änderung von Benutzer-Parametersätzen fest.
 - Siehe DI1(INV) oben.

1606 LOKAL GESPERRT

Stellt die Steuerung für den LOC-Modus ein. Im LOC-Steuermodus kann der Antrieb über das Bedienpanel gesteuert werden.

- Wenn LOKAL GESPERRT aktiviert ist, kann mit dem Bedienbpanel nicht auf Lokalsteuerung LOC umgeschaltet werden
- 0 = KEINE AUSW Die Sperre ist nicht aktiviert. Lokal kann ausgewählt und der Antrieb über das Bedienpanel gesteuert werden.
- 1 = DI1 Legt Digitaleingang DI1 als Steuerquelle zur Einstellung der lokalen Sperre fest.
 - Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird die lokale Steuerung gesperrt.
- Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird die Anwahl von LOC möglich.
- 2...6 = DI2...DI6 Legt die Digitaleingänge DI2...DI6 als Steuerquelle zur Einstellung der Option lokal gesperrt fest.
 - · Siehe DI1 oben.
- 7 = EIN Setzen der Sperre. Auf dem Bedienpanel kann LOC nicht gewählt werden, und der Antrieb kann nicht gesteuert werden.
- 8 = комм Legt Bit 14 in Befehlswort 1 als Steuerquelle zur Einstellung der lokalen Sperre fest.
 - Das Befehlswort wird über die Feldbus-Kommunikation bereit gestellt.
 - Das Befehlswort ist 0301.
- -1 = DI1(INV) Legt den invertierten Digitaleingang DI1 als Steuerquelle zur Einstellung der lokalen Sperre fest.
 - Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird die lokale Steuerung gesperrt.
 - Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird die Anwahl von LOC freigegeben.
- -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Legt den invertierten Digitaleingang DI2...DI6 als Steuerquelle zur Einstellung der lokalen Sperre fest.
 - Siehe DI1(INV) oben.

1607 PARAM SPEICHERN

Sicherung aller geänderten Parameter im Festspeicher.


- Über Feldbus geänderte Parameter werden nicht automatisch im Festspeicher abgelegt. Zur Speicherung muss dieser Parameter verwendet werden.
- Wenn 1602 PARAMETERSCHLOSS = 2 (NICHT GESICH) ist, werden über das Bedienpanel geänderte Parameter nicht gespeichert. Zur Speicherung muss dieser Parameter verwendet werden.
- Wenn 1602 PARAMETERSCHLÖSS = 1 (OFFEN) ist, werden über das Bedienpanel geänderte Parameter sofort im Festspeicher gespeichert.
- 0 = FERTIG Automatische Wertänderung nachdem alle Parameter gespeichert sind.
- 1 = SPEICHERT... Die geänderten Parameter werden im Festspeicher abgelegt.

1608 START FREIGABE 1

Einstellung der Quelle für das Start-Freigabesignal 1.

Hinweis: Die Start-Freigabefunktionalität unterscheidet sich von der Freigabefunktionalität.

- 0 = KEINE AUSW Erlaubt den Start des Frequenzumrichters ohne ein externes Start-Freigabesignal.
- 1 = DI1 Stellt Digitaleingang DI1 für das Start-Freigabesignal 1 ein.
 - Dieser Digitaleingang muss für das Signal Start-Freigabe 1 aktiviert werden.
- Wenn die Spannung abfällt und diesen Digitaleingang deaktiviert, läuft der Antrieb ungeregelt aus und Alarmmeldung 2021 wird auf dem Bedienpanel angezeigt. Der Frequenzumrichter startet nicht, bis das Start-Freigabesignal 1 wiederkehrt.
- 2...6 = DI2...DI6 Stellt Digitaleingang DI2...6 als Signalquelle für Startfreigabe 1 ein.
 - · Siehe DI1 oben.
- 7 = комм Stellt das Feldbus Befehlswort für das Start-Freigabesignal 1 ein.
 - Bit 2 von Befehlswort 2 (Parameter 0302) aktiviert das Startsperre-Signal 1.
 - Einzelheiten hierzu siehe Feldbus-Benutzerhandbuch.
- -1 = DI1(INV) Stellt den invertierten Digitaleingang DI1 für das Startfreigabesignal 1 ein.
- -2...-6 = DI2 (INV)...DI6(INV) Stellt einen invertierten Digitaleingang DI2...DI6 für das Start-Freigabesignal 1 ein.
- Siehe DI1(INV) oben.



1609 START FREIGABE 2

Einstellung der Quelle für das Start-Freigabesignal 2.

Hinweis:Die Start-Freigabefunktionalität unterscheidet sich von der Freigabefunktionalität.

- 0 = кыме Ausw Erlaubt den Start des Frequenzumrichters ohne ein externes Start-Freigabesignal.
- 1 = DI1 Stellt Digitaleingang DI1 für das Start-Freigabesignal 2 ein.
 - Dieser Digitaleingang muss für das Signal Start-Freigabe 2 aktiviert werden.
 - Wenn die Spannung abfällt und diesen Digitaleingang deaktiviert, läuft der Antrieb ungeregelt aus und Alarmmeldung 2022 wird auf dem Bedienpanel angezeigt. Der Frequenzumrichter startet nicht, bis das Start-Freigabesignal 2 wiederkehrt.
- 2...6 = DI2...DI6 Stellt Digitaleingang DI2...6 als Signalquelle für Startfreigabe 2 ein.
 - · Siehe DI1 oben.
- 7 = комм Stellt das Feldbus Befehlswort für das Start-Freigabesignal 2 ein. Bit 3 von Befehlswort 2 (Parameter 0302) aktiviert das Startsperre-Signal 2.
 - Einzelheiten hierzu siehe Feldbus-Benutzerhandbuch.
- -1 = DI1(INV) Stellt den invertierten Digitaleingang DI1 für das Startfreigabesignal 2 ein.
- -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Stellt einen invertierten Digitaleingang DI2...DI6 für das Start-Freigabesignal 2 ein.
- Siehe DI1(INV) oben.

1610 WARNUNG ANZEIGEN

Steuert, ob folgende Alarme angezeigt werden:

- 2001. Überstrom
- 2002, Überspannung
- 2003, Unterspanning
- 2009, Übertemperatur des Frequenzumrichters.

Weitere Informationen siehe Abschnitt *Liste der Warnmeldungen* auf Seite 277.

0 = NEIN - Die Alarme oben werden nicht angezeigt.

1 = JA - Alle obigen Alarme werden angezeigt.

1611 PARAMETER ANZEIGE

Einstellung für die Anzeige von Parametern, d.h. welche Parameter angezeigt werden.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn er über das optionale FlashDrop-Gerät aktiviert wurde. FlashDrop ist für das schnelle Kopieren von Parametern in andere Frequenzumrichter ohne Netzanschluss vorgesehen. Damit ist eine einfache kundenspezifische Anpassung von Parameterlisten und Einstellungen möglich, z.B. können ausgewählte Parameter verborgen werden. Weitere Informationen siehe *MFDT-01 FlashDrop User's Manual* (3AFE68591074 [Englisch]).

Die FlashDrop-Parameterwerte werden durch Einstellung von Parameter 9902 auf 31 (FLASHDROP) aktiviert.

- 0 = STANDARD Komplette lange und kurze Parameterlisten werden angezeigt.
- 1 = FLASHDROP Die FlashDrop-Parameterliste wird angezeigt. Dazu gehört nicht die Kurz-Parameterliste. Parameter, die von FlashDrop verborgen werden, werden nicht angezeigt.

1612 LÜFTER STEUERUNG

Auswahl der Steuerung des Frequenzumrichter-Lüfters. Kann zur Abmilderung von DC-Spannungsschwankungen verwendet werden

0 = AUTO - Lüfter wird automatisch gesteuert (Standard).

1 = AN - Lüfter wird immer eingeschaltet.

1613 FAULT RESET


Erlaubt die Quittierung von Störungen mit einem Parameter. Kann auch zur Quittierung von Störungen mit Fernübewachungssystemen verwendet werden, die Zugriff auf Frequenzumrichter-Parameter haben.


0 = DEFAULT - Störung wird nicht guittiert (Standard).

1 = RESET NOW - Störung wird quittiert.

Gruppe 20: GRENZEN

In dieser Gruppe werden die Minimal- und Maximal-Grenzwerte für den Betrieb des Motors – Drehzahl, Frequenz, Strom, Drehmoment usw. festgelegt.





2013 AUSW MIN MOMENT

Legt die Auswahl von zwei Grenzwerten für das Minimaldrehmoment (2015 мін мом grenze1 und 2016 мін мом grenze2) fest.

- 0 = мін момент 1 Wählt 2015 мін мом grenze1 als den verwendeten Minimalgrenzwert aus.
- 1 = DI1 Legt Digitaleingang DI1 für die Auswahl des verwendeten Minimalgrenzwerts fest.
 - Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird MIN MOM LIMIT2 gewählt.
 - Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird MIN MOM LIMIT1 gewählt.
- 2...6 = DI2...DI6 Legt Digitaleingang DI2...DI6 für die Auswahl des verwendeten Minimalgrenzwertes fest.
 - Siehe DI1 oben.
- 7 = комм Legt Bit 15 im Befehlswort 1 für die Auswahl des verwendeten Minimalgrenzwertes fest.
 - Das Befehlswort wird über die Feldbus-Kommunikation bereit gestellt.
 - Das Befehlswort ist Parameter 0301.
- 1 = DI1(INV) Legt den invertierten Digitaleingang DI1 als Steuerquelle zur Auswahl des verwendeten Minimalgrenzwertes fest.
- Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird MIN MOM LIMIT1 gewählt.
- Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird MIN MOM LIMIT2 gewählt.
- -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI2...DI6 als Steuerquelle für die Auswahl des Mindestgrenzwerts fest.
 - Siehe Di1(INV) oben.

2014 AUSW MAX MOMENT

Legt die Auswahl von zwei Grenzwerten für das Maximaldrehmoment fest (2017 MAX MOM GRENZE1 und 2018 MAX MOM GRENZE2.

0 = MAX MOMENT 1 – Wählt 2017 MAX MOM GRENZE1 als verwendeten Maximalgrenzwert aus.

- 1 = DI1 Legt Digitaleingang DI1 als Steuerquelle zur Auswahl des verwendeten Maximalgrenzwertes fest.
 - Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird MAX MOMENT 2 gewählt.
 - Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird MAX MOMENT 1 gewählt.
- 2...6 = DI2...DI6 Legt Digitaleingang DI2...DI6 für die Auswahl des Maximalgrenzwertes fest.
- Siehe DI1 oben.
- 7 = KOMM Legt Bit 15 des Befehlswortes 1 als Steuerquelle zur Auswahl des verwendeten Maximalgrenzwertes fest.
 - Das Befehlswort wird über die Feldbus-Kommunikation bereit gestellt.
 - Das Befehlswort ist Parameter 0301.
- -1 = DI1(INV) Legt den invertierten Digitaleingang di1 als Steuerquelle zur Auswahl des verwendeten Maximalgrenzwertes fest.
 - Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird MAX MOMENT1 gewählt.
- Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird MAX MOMENT2 gewählt.
- 2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI2...DI6 als Mittel zur Auswahl des verwendeten Maximalgrenzwertes fest.
- Siehe Di1(INV) oben.

Code	Beschreibung
2015	MIN MOM GRENZE 1
	Legt den ersten Minimal-Grenzwert für das Drehmoment (%) fest. Der Wert ist ein Prozentsatz des Motornennmoments.
2016	MIN MOM GRENZE 2
	Legt den zweiten Minimal-Grenzwert für das Drehmoment (%) fest. Der Wert ist ein Prozentsatz des Motornennmoments.
2017	MAX MOM GRENZE 1
	Legt den ersten Maximal Grenzwert für das Drehmoment (%) fest. Der Wert ist ein Prozentsatz des Motornennmoments.
2018	MAX MOM GRENZE 2
	Legt den zweiten Maximal-Grenzwert für das Drehmoment (%) fest. Der Wert ist ein Prozentsatz des Motornennmoments.

Gruppe 21: START/STOP

In dieser Gruppe werden die Einstellungen für Start und Stop des Motors vorgenommen. Der ACS550 unterstützt verschiedene Start- und Stopp-Arten.

Code Beschreibung

2101 START FUNKTION

Auswahl des Startverfahrens für den Motor. Die angezeigten Parameter sind von der Einstellung von Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS ABHÄNGIG.

- 1 = AUTOMATIK Wählt den automatischen Startmodus.
 - Vektor-Regelmodus: Optimaler Start in den meisten Fällen. Der Frequenzumrichter stellt automatisch die korrekte Ausgangsfrequenz für den Start eines drehenden Motors ein.
 - SKALAR-REGELMODUS: Sofortiger Start ab Frequenz Null. Identisch mit Auswahl 8 = RAMPE.
- 2 = DC MAGNETIS Wählt den Startmodus DC-Magnetisierung.

Hinweis: Der Startmodus DC-Magnetisierung kann einen drehenden Motor nicht starten.

Hinweis: Der Frequenzumrichter startet, wenn die eingestellte Vormagnetisierungszeit (Parameter 2103 DC MAGN ZEIT) abgelaufen ist, auch wenn die Motormagnetisierung nicht abgeschlossen ist.

- Vektor-Regelmodus: Der Motor wird innerhalb der mit Parameter 2103 DC MAGN ZEIT festgelegten Zeit mit dem DC-Strom magnetisiert. Die normale Regelung wird genau nach Ablauf der Magnetisierungszeit freigegeben. Diese Option garantiert das höchstmögliche Anlaufmoment.
- SKALAR-REGELmodus: Der Motor wird innerhalb der mit Parameter 2103 DC MAGN ZEIT festgelegten Zeit mit dem DC-Strom magnetisiert. Die normale Regelung wird genau nach Ablauf der Magnetisierungszeit freigegeben.
- 3 = FLIEG SKALAR Auswahl des Modus fliegender Start.
 - · Vektor-Regelmodus: Entfällt.
 - SKALAR-REGELmodus: Der Frequenzumrichter stellt automatisch die korrekte Ausgangsfrequenz für den Start eines drehenden Motors ein nützlich, wenn der Motor bereits dreht, der Frequenzumrichter startet sanft mit der momentanen Frequenz.
 - Kann in Mehrmotorsystemen nicht verwendet werden.
- 4 = MOMENT VERST Auswahl des Modus automatische Drehmomenterhöhung (NUR Skalar-Regelmodus).
 - Dies kann bei Antrieben notwendig sein, die mit einem hohen Startmoment starten müssen.
 - Die Drehmomentverstärkung wird nur beim Anfahren verwendet und endet, wenn die Ausgangsfrequenz 20 Hz überschreitet oder die Ausgangsfrequenz dem Sollwert entspricht.
 - Zu Beginn erfolgt die Magnetisierung des Motors mit DC-Strom innerhalb der mit Parameter 2103 DC MAGN ZEIT festgelegten Zeit.
 - Siehe Parameter 2110 MOM VERST STROM.
- 5 = FLIEG+MOMVST Auswahl sowohl des Modus fliegender Start als auch Drehmomenterhöhung (NUR Skalar-Regelmodus).
 - Zuerst wird die Routine für den fliegenden Start durchgeführt und dann die Magnetisierung des Motors. Bei Drehzahl Null wird die Drehmomentverstärkung aktiviert.
- 8 = RAMPE Sofortiger Start ab Frequenz Null.

2102 STOP FUNKTION

Wählt den Stopmodus des Motors.

- 1 = AUSTRUDELN Wählt die Abschaltung der Motorspannungsversorgung als Stopverfahren. Der Motor trudelt aus bis zum Stillstand.
- 2 = RAMPE Wählt Verzögerung nach Rampe.
 - Die Verzögerungsrampe wird mit 2203 VERZÖG ZEIT 1 oder 2206 VERZÖG ZEIT 2 festgelegt (in Abhängigkeit von der aktiven Einstellung).

2103 DC MAGN ZEIT

Legt die Vormagnetisierungszeit für den Startmodus DC-Magnetisierung fest.

- Den Startmodus mit Parameter 2101 auswählen.
- Nach dem Startbefehl führt der Frequenzumrichter die Vormagnetisierung des Motors in der hier festgelegten Zeit durch und startet dann den Motor.
- Die Vormagnetisierungszeit ist gerade lang genug einzustellen, um die volle Magnetisierung des Motors zu ermöglichen. Eine zu lange Zeit führt zu einer Überhitzung des Motors.

2104 DC HALTUNG

Stellt ein, ob Gleichstrom zum Bremsen verwendet wird.

- 0 = KEINE AUSW Keine Gleichstrombremsung. 1 = DC HALTUNG Aktiviert die DC-Haltefunktion. Siehe Diagramm.
 - Anforderung Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS = 1 (SVC DREHZAHL)
 - Stoppt die Generierung von sinusförmigem Strom und speist Gleichstrom in den Motor, wenn beide Größen, der Sollwert und die Motordrehzahl, unter den Wert von Parameter 2105 fallen.
 - Steigt der Sollwert über den Wert von Parameter 2105 arbeitet der Frequenzumrichter normal.
- 2 = DC BREMSUNG Gibt die Gleichstrombremsung nach dem Stop der Modulation frei.
 - Wenn Parameter 2102 STOP FUNKTION 1 gesetzt ist (AUSTRUDELN), erfolgt nach dem Abschalten des Startsignals die Bremsung.
 - Wenn Parameter 2102 STOP FUNKTION 2 gesetzt ist, (RAMPE), erfolgt die Bremsung nach Rampe.

DC HALT DREHZAHL

Einstellung der Drehzahl für die DC-Haltung. Erfordert, dass Parameter 2104 DC HALTUNG = 1 (DC HALTUNG) gesetzt

2106 DC HALT STROM

Legt den DC-Stromregelungssollwert als Prozentsatz von Parameter 9906 MOTOR NENNSTROM fest.

DC BREMSZEIT

Legt die DC-Bremszeit nach Ende der Modulation fest, wenn Parameter 2104 auf 2 (DC BREMSUNG) eingestellt ist.

2108 START SPERRE

Schaltet die Funktion Start-Sperre ein oder aus. Wenn der Frequenzumrichter nicht aktiv gestartet wurde und in Betrieb ist, ignoriert die Startsperre in den folgenden Situationen einen anstehenden Startbefehl, so dass ein neuer Startbefehl erforderlich ist:

- Störung wird quittiert.
- Einschaltfreigabe (Parameter 1601) erfolgt bei aktivem Start-Befehl.
- Wechsel von lokaler auf externe Steuerung.
- Wechsel von externer auf lokale Steuerung. Wechsel von EXT1 auf EXT2.
- Wechsel von EXT2 auf EXT1.
- 0 = AUS Startsperre ausgeschaltet.
- 1 = EIN Startsperre eingeschaltet.

2109 AUSW NOTHALT


Legt die Steuerung des Nothalt-Befehls fest. Bei Aktivierung:

- Nothalt verzögert den Motor über die Nothaltrampe (Parameter 2208 NOTHALT RAMPZEIT).
- Hierfür sind ein externer Stop-Befehl und die Deaktivierung des Nothalt-Stop-Befehls notwendig, bevor der Antrieb neu gestartet werden kann.
- 0 = KEINE AUSW Sperrt die Nothalt-Funktion über Digitaleingänge.
- 1 = DI1 Legt Digitaleingang DI1 für den Nothalt-Befehl fest.
 - Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird ein Nothalt-Befehl gegeben.
- Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird der Nothalt-Befehl abgeschaltet.
- 2...6 = DI2...DI6 Legt Digitaleingang DI2...DI6 als Steuerquelle für den Nothaltbefehl fest.
 - Siehe DI1 oben.
- -1 = DI1(INV) Legt den invertierten Digitaleingang DI1 für die Steuerung des Nothalt-Befehls fest.
- Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird ein Nothalt-Befehl ausgegeben.
- Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird der Nothalt-Befehl abgeschaltet.
- -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI2...DI6 für die Steuerung des Nothalt-Befehls fest.
 - Siehe DI1(INV) oben.

MOM VERST STROM 2110

Stellt den während der Drehmomentverstärkung max. zugeführten Strom ein.

Siehe Parameter 2101 START FUNKTION.




2112 NULLDREHZ VERZÖG


Einstellen der Verzögerung für die Funktion Nulldrehzahl-Verzögerung. Wenn der Parameterwert auf Null gesetzt wird, wird die Funktion Nulldrehzahl-Verzögerung gesperrt.

Die Funktion eignet sich für Anwendungen, bei denen eine sanfter und schneller Neustart wichtig ist. Während der Verzögerung erkennt der Frequenzumrichter die genaue Rotorposition.

Ohne Nulldrehzahlverzögerung



Mit Nulldrehzahlverzögerung



Die Nulldrehzahl-Verzögerung kann z.B. zusammen mit der Jogging-Funktion oder mechanischen Bremse verwendet werden.

Ohne Nulldrehzahlverzögerung

Der Frequenzumrichter erhält einen Stoppbefehl und verzögert entlang einer Rampe. Wenn die Motor-Istdrehzahl unter einen internen Grenzwert fällt (Nulldrehzahl), wird die Drehzahlregelung abgeschaltet. Die Modulation des Frequenzumrichters wird gestoppt und der Motor trudelt aus.

Mit Nulldrehzahlverzögerung

Der Frequenzumrichter erhält einen Stoppbefehl und verzögert entlang einer Rampe. Wenn die Istdrehzahl des Motor den internen Grenzwert unterschreitet (Null-Drehzahl genannt), die Funktion Nulldrehzahl-Verzögerung aktiviert. Während der Verzögerung hält die Funktion den Drehzahlregler unter Spannung. Der Frequenzumrichter moduliert, der Motor wird magnetisiert und der Frequenzumrichter ist für einen schnellen Neustart bereit.

Hinweis: Parameter 2102 STOP FUNKTION muss auf 2 = RAMPE gesetzt sein, damit die Nulldrehzahl-Verzögerung aktiv ist.

0.0 = KEINE AUSW – Sperrt die Funktion Nulldrehzahl-Verzögerung.

2113 START VERZÖG

Einstellen der Startverzögerung. Nach der Erfüllung der Startbedingungen wartet der Frequenzumrichter, bis die Verzögerungszeit abgelaufen ist und startet dann den Motor. Die Startverzögerung kann bei allen Startmodi verwendet werden.

- Wenn START VERZÖG = Null gesetzt wird, wird die Verzögerung gesperrt.
- Während der Startverzögerung, wird die Warnung 2028 START VERZÖG angezeigt.

Gruppe 22: RAMPEN

In dieser Gruppe werden die Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen definiert. Diese Rampen werden als Paare definiert, eine für die Beschleunigung und eine für die Verzögerung. Es können zwei Rampenpaare eingestellt werden, und ein Digitaleingang kann zur Auswahl des gewünschten Paares verwendet werden.

Code Beschreibung

2201 AUSW RAMPEN 1/2

Wählt die Quelle für die Auswahl der Beschleunigungs-/Verzögerungsrampen aus.

- Rampen werden paarweise definiert, eine für die Beschleunigung und eine für die Verzögerung.
- Parameter zur Rampendefinition siehe unten.
- 0 = KEINE AUSW Sperrt die Auswahl. Das erste Rampenpaar wird verwendet.
- 1 = DI1 Die Wahl des Rampenpaares erfolgt über einen Digitaleingang DI1.
 - Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird Rampenpaar 2 gewählt.
 - Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird Rampenpaar 1 gewählt.
- 2...6 = DI2...DI6 Legt den Digitaleingang DI2...DI6 für die Steuerung der Rampenpaar Auswahl fest.
 - · Siehe DI1 oben.
- 7 = комм Legt Bit 10 des Befehlsworts 1 als Steuerung für die Rampenpaar Auswahl fest.
 - Das Befehlswort wird über die Feldbus-Kommunikation bereit gestellt.
 - Das Befehlswort ist Parameter 0301.
- -1 = DI1(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI1 als Steuerung für Rampenpaar Auswahl fest.
 - Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird Rampenpaar 2 gewählt.
 - Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird Rampenpaar 1 gewählt.
- -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI2...DI6 als Steuerung für die Rampenpaar Auswahl fest.
- Siehe DI1(INV) oben.

2202 BESCHL ZEIT 1

Einstellen der Beschleunigungszeit von Null auf maximale Frequenz für das Rampenpaar 1. Siehe A in der Abbildung.

- Die tatsächliche Beschleunigungszeit hängt auch von 2204 RAMPENFORM 1 ab.
- Siehe 2008 MAXIMUM FREQ.

2203 **VERZÖG ZEIT 1**


Festlegung der Verzögerungszeit von max. Frequenz auf Null für Rampenpaar 1.

Die tatsächliche Verzögerungszeit hängt auch von 2204 RAMPENFORM 1 ab.
Siehe 2008 MAXIMUM FREQ.

2204 RAMPENFORM 1

Wählt die Form der Beschleunigungs-/Verzögerungsrampe für Rampenpaar 1. Siehe B in der Abbildung.

- Die Form wird als Rampe definiert, sofern hier keine zusätzliche Zeit bis zum Erreichen der Maximal-Frequenz festgelegt wird. Eine längere Zeit ermöglicht auf beiden Seiten einen sanfteren Übergang. Es entsteht eine S-Kurve.
- Faustregel: 1/5 ist eine günstige Relation zwischen der Zeit der Rampenform und der Zeit der Beschleunigungsrampe.
- 0.0 = LINEAR Legt lineare Beschleunigungs-/Verzögerungsrampen für Rampenpaar 1 fest.
- 0.1...1000.0 = S-KURVE Legt die S-förmigen Beschleunigungs-/ Verzögerungsrampen für Rampenpaar 1 fest.



2205 BESCHL ZEIT 2

Einstellen der Beschleunigungszeit von Null auf maximale Frequenz für das Rampenpaar2.

- Siehe 2202 BESCHL ZEIT 1.
- Wird auch als Jogging-Beschleunigungszeit verwendet. Siehe 1004 JOGGING AUSWAHL.

2206 VERZÖG ZEIT 2

Festlegung der Verzögerungszeit von max. Freguenz auf Null für Rampenpaar 2.

- Siehe 2203 VERZÖG ZEIT 1.
- Wird auch als Jogging-Verzögerungszeit verwendet. Siehe 1004 JOGGING AUSWAHL.

2207 RAMPENFORM 2

Wählt die Form der Beschleunigungs-/Verzögerungsrampe für Rampenpaar 2.

Siehe 2204 RAMPENFORM 1.

2208 **NOTHALT RAMPZEIT**

Legt die Zeit für die Verzögerung von max. Frequenz auf Null für Nothalt fest.

- Siehe Parameter 2109 NOTHALT AUSWAHL.
- Die Rampe ist linear.

2209 RAMPENEINGANG 0


Definiert die Quelle, mit der der Rampeneingang anhand der aktuell verwendeten Verzögerungsrampe auf 0 gesetzt wird (siehe Parameter 2203 verzög zeit 1 und 2206 verzög zeit 2).

0 = KEINE AUSW - Nicht ausgewählt.

- 1 = DI1 Legt DI1 als Steuerung für das Setzen des Rampeneingangs auf 0 fest.
 - Die Aktivierung des Digitaleingangs setzt die Drehzahl auf Null, woraufhin die Drehzahl bei 0 bleibt.
 - Deaktivierung des Digitaleingangs: Die Drehzahlregelung nimmt den normalen Betrieb wieder auf.
- 2...6 = DI2...DI6 Legt Digitaleingang DI2...DI6 als Steuerung für das Setzen des Rampeneingangs auf 0 fest.
 - Siehe DI1 oben.
- 7 = комм Legt Bit 13 des Befehlsworts 1 als Steuerung für das Setzen des Rampeneingangs auf 0 fest.
 - Das Befehlswort wird über die Feldbus-Kommunikation bereit gestellt.
 - Das Befehlswort ist Parameter 0301.
- -1 = DI1(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI1 als Steuerung zur Setzen des Rampeneingangs auf 0.
 - Deaktivierung des Digitaleingangs setzt den Rampeneingang auf 0.
 - · Aktivierung des Digitaleingangs. Die Drehzahlregelung nimmt den normalen Betrieb wieder auf.
- 2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Das Setzen des Rampeneingangs auf 0 erfolgt über einen invertierten Digitaleingang DI2...DI6.
- Siehe DI1(INV) oben.

Gruppe 23: DREHZAHLREGELUNG

In dieser Gruppe werden die für die Drehzahlregelung verwendeten Variablen definiert.



Drehzahlsollwert Istdrehzahl

Code Beschreibung


2304 BESCHLEUN. KOM.

Legt die D-Zeit für die Beschleunigungskompensation fest.

- Die während der Beschleunigung auftretende Trägheit wird durch Addieren der Sollwert-Abweichung zu dem Drehzahlreglerausgang kompensiert.
- 2303 D ZEIT beschreibt das Prinzip des Abweichverhaltens.
- Faustregel: Diesen Parameter zwischen 50 und 100% der Summe der mechanischen Zeitkonstanten des Motors und des Antriebs einstellen.
- Die Abbildung stellt die Reaktion der Drehzahl bei der Beschleunigung einer großen Masse über eine Rampe dar.

* Ohne Beschleunigungskompensation

Mit Beschleunigungskompensation



*Hinweis: Sie können mit Parameter 2305 AUTOTUNE START die automatische Beschleunigungskompensation einstellen.

2305 AUTOTUNE START

Startet die automatische Abstimmung des Drehzahlreglers.

0 = AUS- Deaktiviert den Abstimmungsprozess. (Deaktiviert nicht die Funktion der Autotune-Einstellungen.)

1 = EIN - Aktiviert die Drehzahlregler Abstimmung. Schaltet automatisch wieder auf AUS.

Voraehensweise:

Hinweis: Die Motorlast muss angekoppelt sein.

- Den Motor mit einer konstanten Drehzahl von 20 bis 40% der Nenndrehzahl laufen lassen.
- Den Autotuning-Parameter 2305 auf EIN einstellen.

Der Frequenzumrichter:

- · Beschleunigt den Motor.
- Berechnet die Werte für die Proportionalverstärkung, Integrationszeit und Beschleunigungskompensation.
- Ändert die Parameter 2301, 2302 und 2304 auf diese Werte.
- · Reset von Par. 2305 auf AUS.


Gruppe 24: MOMENTENREGELUNG

In dieser Gruppe werden die für die Drehmomentregelung verwendeten Variablen definiert.

Code	Beschreibung
2401	MOMENT RAMPE AUF
	Legt die Hochlaufzeit für den Drehmomentsollwert fest – die Mindestzeit, in der der Sollwert von Null auf das Motornennmoment ansteigt.
2402	MOMENT RAMPE AB
	Legt die Rampenzeit für die Reduzierung des Drehmomentsollwerts fest – die Mindestzeit in der der Sollwert vom Motornennmoment auf Null zurückgeht.

Gruppe 25: DREHZAHLAUSBLEND

In dieser Gruppe werden drei kritische Drehzahlen oder Drehzahlbereiche festgelegt, die z.B. aufgrund möglicher mechanischer Schwingungen bei bestimmten Drehzahlen vermieden werden sollen.



Gruppe 26: MOTORREGELUNG

In dieser Gruppe werden die für die Motorregelung verwendeten Variables eingestellt.

Code Beschreibung

2601 FLUBOPTI START


Ändert die Größenordnung des Flusses in Abhängigkeit von der Ist-Last. Mit der Flussoptimierung können der Gesamtenergieverbrauch und der Geräuschpegel reduziert werden. Sie sollte bei Frequenzumrichtern aktiviert sein, die normalerweise unterhalb der Nennlast laufen.

- 0 = AUS sperrt diese Funktion.
- 1 = EIN aktiviert diese Funktion.

2602 FLUßBREMSUNG

Die Flussbremsung bietet, wenn erforderlich, eine schnellere Verzögerung durch eine stärkere Magnetisierung des Motors an Stelle einer Verkürzung der Verzögerungsrampe. Durch eine Erhöhung des Motorflusses wird die mechanische Energie des Systems in thermische Energie im Motor umgewandelt.

- Erfordert, dass Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS = 1 (SVCSDREHZAHL) ODER 2 (SVC DREHMOM eingestellt ist.
- 0 = AUS sperrt diese Funktion.
- 1 = EIN aktiviert diese Funktion.



2603 IR KOMP SPANNUNG

Legt die für 0 Hz verwendete IR-Kompensationsspannung fest.

- Hierfür muss Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS = 3 (SCALAR) eingestellt werden.
- Die IR-Kompensation muss, um eine Überhitzung zu vermeiden, so niedrig wie möglich eingestellt sein.
- Typische Werte der IR-Kompensation sind:


380480V Frequenzumrichter					
P_{N} (kW)	3	7,5	15	37	132
IR-Komp (V)	18	15	12	8	3

2604 IR KOMP FREQUENZ

Definiert die Frequenz bei der die IR-Kompensation 0 V beträgt (in % von der Motorfrequenz).

IR-Kompensation

Wenn sie aktiviert ist, liefert die IR-Kompensation eine zusätzliche Spannungserhöhung für den Motor bei niedrigen Drehzahlen. Die IR-Kompensation wird z.B. bei Applikationen verwendet, die ein hohes Anlaufmoment benötigen.



2605 U/F-VERHÄLTNIS

Wählt die Form für das *Ulf-* (Spannungs-/Frequenz-) Verhältnis unterhalb des Feldschwächepunktes aus.

- 1 = LINEAR Wird bei Applikationen mit konstantem Drehmoment bevorzugt.
- 2 = QUADRATISCH bei Kreiselpumpen- und Lüfteranwendungen bevorzugt. (QUADRATISCH ist in den meisten Betriebsfrequenzen leiser.)

2606 SCHALTFREQUENZ

Einstellung der Schaltfrequenz des Frequenzumrichters. Siehe auch Parameter 2607 SCHALTFREQ KONTR und Abschnitt Schaltfrequenz - Leistungsminderung auf Seite 292.


- Höhere Schaltfrequenzen führen zu einem geringeren Geräuschpegel.
- Bei Mehrmotorensystemen darf der Standardwert der Schaltfrequenz nicht geändert werden.
- 12 kHz Schaltfrequenz ist im Skalar-Regelungsmodus verfügbar, also wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS
 = 3 (SCALAR (U/F)).
- Verfügbarkeit von Schaltfrequenzen für unterschiedliche Frequenzumrichtertypen siehe Tabelle unten.

	1, 2, 4 und 8 kHz	12 kHz
208240 V	Alle Typen	Baugrößen R1R4 im Skalar-Regelungsmodus
380480 V	J 7 1	Baugrößen R1R4 (ausgenommen ACS550-01-097A-4) im Skalar- Regelungsmodus
500600 V	Alle Typen	Baugrößen R2R4 im Skalar-Regelungsmodus

2607 SCHALTFREQ KONTR

Die Schaltfrequenz kann reduziert werden, wenn die interne Temperatur des ACS550 einen Grenzwert übersteigt. Siehe Diagramm. Diese Funktion ermöglicht die höchste bei den jeweiligen Betriebsbedingungen verwendbare Frequenz. Höhere Schaltfrequenzen führen zu einem geringeren Geräuschpegel.

- Deaktivieren Sie die Funktion bei Mehrmotorensystemen nicht.
- 0 = AUS Die Funktion ist gesperrt.
- 1 = EIN Die Schaltfrequenz ist entsprechend der Abbildung begrenzt..



2608 SCHLUPFKOMPWERT

Stellt die Verstärkung für die Schlupfkompensation (in %) ein.

- Ein K\u00e4figl\u00e4ufermot\u00for hat unter Last einen Schlupf, d.h. eine Drehzahl, die niedriger ist, als die Nenndrehzahl. Eine Erh\u00f6hung der Frequenz mit Erh\u00f6hung des Motormoments bewirkt eine Kompensation des Schlupfes.
- Hierfür muss Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS = 3 (SCALAR:FREQ) GESETZT WERDEN.
- 0 keine Schlupfkompensation.
- 1...200 Erhöhen der Schlupfkompensation. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation.

2609 GERÄUSCHOPTIMUM

Mit Einstellung dieses Parameters wird eine Frequenzkomponente zur Schaltfrequenz hinzugefügt. Mit der Geräuschoptimierung wird das akustische Motorgeräusch anstelle des einen Tons der Schaltfrequenz über einen Frequenzbereich verteilt, was zu einer reduzierten Geräuschintensität führt. Die Frequenzkomponente hat einen Durchschnittswert von 0 Hz. Sie wird zu der mit Parameter 2606 switching freqeingestellten Schaltfrequenz hinzu addiert. Die Einstellung dieses Parameter ist bei Parameter 2606 = 12 kHz nicht wirksam.

0 = NICHT FREIG

1 = FREIGEGEB

2619 DC STABILISATOR

Gibt die DC-Spannungsstabilisierung frei oder sperrt diese. Der DC-Stabilisator wird im Skalar-Regelmodus zur Verhinderung möglicher Spannungsschwankungen im DC-Zwischenkreis des Frequenzumrichters verwendet, die von der Motorlast oder einem schwachen Einspeisenetz verursacht werden. Bei Spannungsschwankungen stellt der Frequenzumrichter den Frequenz-Sollwert so ein, dass die Spannung des DC-Zwischenkreises und somit auch die Schwankungen des Lastmoments stabilisiert werden.

0 = NICHT FREIG – sperrt den DC-Stabilisator.

1 = FREIGEGEB – aktiviert den DC-Stabilisator.

2625 **OVERMODULATION**

Aktivierung oder Deaktivierung der Übermodulation. Die Deaktivierung der Übermodulation kann bei einigen Anwendungen im Feldschwächebereich hilfreich sein.

0 = DISABLE - Deaktivierung der Übermodulation.

1 = ENABLE - Aktivierung der Übermodulation.

Gruppe 29: WARTUNG TRIGGER

Diese Gruppe enthält Zähler und Meldepunkte. Wenn der Betrieb einen Meldepunkt erreicht, erscheint ein Hinweis auf dem Bedienpanel, der anzeigt, dass eine Wartung nötig ist.

Code Beschreibung

2901 **GERÄTELÜFT TRIG**

Einstellung des Meldepunkts für die Lüfter-Wartung.

- Der Wert wird mit dem Wert von Parameter 2902 verglichen.
- 0 deaktiviert den Trigger.

2902 **GERÄTELÜFT AKT**

Einstellen des Istwerts des Frequenzumrichterlüfter-Zählers.

- Wenn Parameter 2901 auf einen Wert ungleich Null eingestellt ist, startet der Zähler.
- Wenn der Istwert des Z\u00e4hlers den mit Parameter 2901 eingestellten Wert \u00fcberschreitet, wird auf dem Bedienpanel eine Wartungsmeldung angezeigt.
- 0 Rücksetzen des Parameters.

2903 UMDREHUNG TRIG

Einstellung des Meldepunkts für den Umdrehungszähler des Motors.

- Der Wert wird mit dem Wert von Parameter 2904 verglichen.
- 0 deaktiviert den Trigger.

2904 UMDREHUNG AKT

Istwert des Umdrehungszählers des Motors.

- Wenn Parameter 2903 auf einen Wert ungleich Null eingestellt ist, startet der Zähler.
- Wenn der Istwert des Zählers den mit Parameter 2903 eingestellten Wert überschreitet, wird auf dem Bedienpanel eine Wartungsmeldung angezeigt.
- 0 Rücksetzen des Parameters.

2905 **MOT BETR Z. TRG**

Einstellung des Meldepunkts für den Betriebszeit-Zähler des ACS550.

- Der Wert wird mit dem Wert von Parameter 2906 verglichen.
- 0 deaktiviert den Trigger.

2906 **MOT BETR Z. AKT**

Istwert des Betriebszeit-Zählers des ACS550.

- · Wenn Parameter 2905 auf einen Wert ungleich Null eingestellt ist, startet der Zähler.
- Wenn der Istwert des Zählers den mit Parameter 2905 eingestellten Wert überschreitet, wird auf dem Bedienpanel eine Wartungsmeldung angezeigt.
- 0 Rücksetzen des Parameters.

2907 ANW MWh TRIG

Einstellung des Meldepunkts für den Energieverbrauch (in Megawattstunden) des ACS550.

- Der Wert wird mit dem Wert von Parameter 2908 verglichen.
- 0 deaktiviert den Trigger.

2908 ANW MWh AKT

Istwert des Energieverbrauchs (in Megawattstunden) des ACS550.

- Wenn Parameter 2907 auf einen Wert ungleich Null eingestellt ist, startet der Zähler.
- Wenn der Istwert des Z\u00e4hlers den mit Parameter 2907 eingestellten Wert \u00fcberschreitet, wird auf dem Bedienpanel eine Wartungsmeldung angezeigt.
- 0 Rücksetzen des Parameters.

Gruppe 30: SCHUTZFUNKTIONEN

In dieser Gruppe werden Situationen definiert, die der ACS550 als potentielle Störungen erkennt, und es wird die Reaktion bei Erkennen einer Störung festgelegt.

Code Beschreibung

3001 AI<MIN FUNKTION

Legt die Reaktion des Frequenzumrichters fest, wenn das Analogeingangssignal (AI) unter die Störgrenze fällt und die AI Sollwertkette verwendet wird

- als die aktive Sollwertquelle (Gruppe 11: SOLLWERT AUSWAHL)
- als die Istwert- oder Sollwertquelle des Prozessreglers oder des externen PID-Reglers (Gruppe 40: PROZESS PID 1, Gruppe 41: PROZESS PID 2 oder Gruppe 42: EXT / TRIMM PID), während der entsprechende PID-Regler aktiv ist.

3021 AI1 STÖR GRENZ und 3022 AI2 STÖR GRENZ stellen die Störungsgrenzwerte ein.

- 0 = KEINE AUSW keine Reaktion
- 1 = STÖRUNG Eine Störmeldung wird angezeigt (7, Al1 FEHLT oder 8, Al2 FEHLT) und der Frequenzumrichter lässt den Motor bis zum Stillstand austrudeln.
- 2 = KONSTANTDREHZ 7 Gibt eine Warnung aus (2006, AI1 FEHLT oder 2007, AI2 FEHLT) und stellt die Drehzahl mit Hilfe von 1208 KONSTANTDREHZ 7 ein.
- 3 = LETZTE DREHZ Gibt eine Warnung aus (2006, Al1 FEHLT oder 2007, Al2 FEHLT) und stellt die Drehzahl auf den letzten Betriebswert ein. Dieser Wert ergibt sich aus der Durchschnittsdrehzahl der letzten 10 Sekunden.

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass bei Auswahl **KONSTANTDREHZ 7** oder **LETZTE DREHZ** der Betrieb bei Verlust des Analogeingangssignals ohne Gefahren fortgesetzt werden kann.

3002 PANEL KOMM FEHL

Legt die Reaktion des Antriebs auf eine Kommunikationsstörung mit dem Bedienpanel fest.

- 1 = STÖRUNG Meldet eine Störung(10, PANEL KOMM) und der Frequenzumrichter lässt den Motor bis zum Stillstand austrudeln.
- 2 = KONSTANTDREHZ 7 Gibt eine Warnung aus (2008, STEUERTAFEL FEHLT) und stellt die Drehzahl mit Hilfe von 1208 KONSTANTDREHZ 7 ein.
- 3 = LETZTE DREHZ Gibt eine Warnung aus (2008, STEUERTAFEL FEHLT) und stellt die Drehzahl auf den letzten Betriebswert ein. Dieser Wert ergibt sich aus der Durchschnittsdrehzahl der letzten 10 Sekunden.
- Hinweis: Wenn einer der beiden externen Steuerplätze aktiv ist und Start-, Stop- und/oder Richtungsbefehle über das Bedienpanel ausgegeben werden– 1001 EXT1 BEFEHLE/ 1002 EXT2 BEFEHLE = 8 (BEDIENPANEL) folgt der Frequenzumrichter dem Drehzahl-/Frequenz-Sollwert gemäß der Konfiguration der externen Steuerplätze nicht dem letzten Drehzahlwert oder Parameter 1208 KONSTANTDREHZ 7.

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass bei Auswahl **KONSTANTDREHZ 7** oder **LETZTE DREHZ** und bei Ausfall der Bedienpanel-Kommunikation der Betrieb ohne Gefahren fortgesetzt werden kann.

3003 EXT STÖRUNG 1

Legt den Eingang für das Störungssignals EXT STÖRUNG 1 fest und die Reaktion des Antriebs auf eine externe Störung.

- 0 = KEINE AUSW Externes Störsignal wird nicht verwendet.
- 1 = DI1 Legt Digitaleingang DI1 als Eingang für das externe Störsignal fest.
 - Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird eine Störunggemeldet. Der ACS550 zeigt eine Störmeldung an (14, EXT STÖRUNG 1) und lässt den Motor austrudeln.
- 2...6 = DI2...DI6 Legt Digitaleingang DI2...DI6 als Eingang für die externe Störung fest.
 - Siehe DI1 oben.
- -1 = DI1(INV) Diese Auswahl legt einen invertierten Digitaleingang DI1 als Eingang für die externe Störung fest.
 - Bei Deaktivierung des Digitaleingangs wird eine Störung gemeldet. Der ACS550 zeigt eine Störung an (14, EXT STÖRUNG 1) und lässt den Motor austrudeln.
- -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI2...DI6 als Eingang für die externe Störung fest.
 Siehe DI1(INV) oben.

3004 EXT STÖRUNG 2

Legt den Eingang für das Störungssignals EXT STÖRUNG 2 fest und die Reaktion des Antriebs auf eine externe Störung.

Siehe Parameter 3003 oben.

3005 MOT THERM SCHUTZ


Definiert die Reaktion des ACS550 auf eine Überhitzung des Motors.

- 0 = KEINE AUSW Keine Reaktion bzw. thermischer Motorschutz nicht eingerichtet.
- 1 = STÖRUNG Wenn die berechnete Motortemperatur 90 °C übersteigt, wird eine Warnung angezeigt (2010, MOTOR ÜBERTEMPERATUR). Wenn die berechnete Motortemperatur 110 °C übersteigt, wird eine Störung angezeigt (9, MOTOR TEMP) und der ACS550 lässt den Motor bis zum Stillstand austrudeln.
- 2 = WARNUNG Wenn die berechnete Motortemperatur 90 °C übersteigt, wird eine Warnung (2010, MOTOR ÜBERTEMPERATUR) angezeigt.

3006 MOT THERM ZEIT

Einstellung der Konstante für das thermische Zeitverhalten des Motors für das Motortemperatur-Modell.

- Dies ist die Zeit, in der der Motor bei stetiger Last 63% der Endtemperatur erreicht.
- Folgende Faustregel gilt für den Übertemperaturschutz laut UL-Anforderungen für NEMA-Motoren: MOT THERM ZEIT entspricht 35 mal t6. t6 (Sekunden) ist die Zeit, die der Motor mit dem Sechsfachen des vom Hersteller vorgeschriebenen Nennstroms störungsfrei arbeiten kann.
- Die thermische Zeit für eine Kurve der Klasse 10 beträgt 350 s, für eine Kurve der Klasse 20 beträgt sie 700 s und für eine Kurve der Klasse 30 beträgt sie 1050 s.




3007 MOTORLASTKURVE

Legt die maximal zulässige Motorlast fest (Obergrenze für den Motorstrom).

- Mit dem Standardwert 100% spricht der Motor-Überlastschutz an, wenn der Dauerstrom 127% des Wertes von Parameter 9906 MOTOR NENNSTROM überschreitet.
- Die Standard-Überlastbarkeit entspricht dem Wert, den Motorenhersteller normalerweise bei einer Umgebungstemperatur von unter 30 °C (86 °F) und einer Höhe von unter 1000 m (3300 ft) als zulässig betrachten. Wenn die Umgebungstemperatur 30 °C (86 °F) überschreitet oder wenn die Aufstellhöhe über 1000 m (3300 ft) liegt, muss der Wert von Parameter 3007 entsprechend den Herstellerempfehlungen gesenkt werden.

Beispiel: Wenn der Auslösegrenzwert 115% des Motor-Nennstroms betragen muss, stellen Sie den Wert von Parameter 3007 auf 91% (= 115/127·100%) ein.



3008 STILLSTANDSLAST


Legt den bei Drehzahl Null maximal zulässigen Strom fest.

• Der Wert ist ein Verhältniswert zu 9906 MOTOR NENNSTROM.

3009 KNICKPUNKT FREQ

Stellt die Knickpunktfrequenz der Motorlastkurve ein.

Beispiel:Auslösezeiten der thermischen Schutzfunktionen, wenn die Parameter 3006 MOT THERM ZEIT, 3007 MOTORLASTKURVE und 3008 STILLSTANDSLAST auf die Standardwerte eingestellt sind.



 $I_{\rm O}$ = Ausgangsstrom

 I_N = Motor-Nennstrom

 f_{O} = Ausgangsfrequenz

 f_{BRK} = Knickpunktfrequenz

A = Auslösezeit

3010 BLOCKIER FUNKT

Dieser Parameter definiert die Funktion des Blockierschutzes. Diese Schutzfunktionen ist aktiv, wenn der Antrieb für die mit 3012 BLOCKIER ZEIT festgelegte Dauer im Blockierbereich läuft (siehe Abildung). Der "Benutzergrenzwert" ist in *Gruppe 20: GRENZEN* mit 2017 MAX MOM LIMIT 1, 2018 MAX MOM LIMIT 2 oder dem Grenzwert am KOMM-Eingang festgelegt.

- 0 = KEINE AUSW Blockierschutz nicht verwendet.
- 1 = STÖRUNG Wenn der Antrieb während der mit 3012 BLOCKIER ZEITfestgelegten Zeit im Blockierbereich arbeitet:
 - Lässt der ACS550 den Motor bis zum Stillstand austrudeln.
 - Eine Störmeldung wird angezeigt.
- 2 = WARNUNG Wenn der Antrieb für die mit 3012 BLOCKIER ZEIT festgelegte Dauer im Blockierbereich läuft:
 - · wird eine Warnung angezeigt.
 - Die Warnung verschwindet, wenn der Antrieb für die Hälfte der mit Parameter 3012 BLOCKIER ZEIT festgelegten Dauer den Blockierbereich verlassen hat.



Dieser Parameter definiert den Frequenzwert für die Blockierfunktion. Siehe Abbildung.

3012 BLOCKIER ZEIT

Dieser Parameter stellt den Zeitwert für die Blockierfunktion ein.

3017 ERDSCHLUSS

Legt das Verhalten des ACS550 bei Erkennen eines Erdschlussfehlers im Motor oder in den Motorkabeln fest. Der Frequenzumrichter kann während des Betriebs und bei Stillstand eine Erdschlussfehler-Überwachung ausführen. Siehe auch Parameter 3023 ANSCHLUßFEHLER und 3028 EARTH FAULT LVL.

Hinweis: Die Deaktivierung die Erdschluss-Überwachung (Erdschlussfehler) kann die das Erlöschen der Garantie zur Folge haben.

- 0 = NICHT FREIG Keine Reaktion des Frequenzumrichters auf Erdschlussfehler.
- 1 = FREIGEGEB Anzeige von Erdschlussfehler 16 (ERDSCHLUSS), und (wenn er läuft) lässt der ACS550 den Motor austrudeln.

3018 KOMM STÖR FUNK

Legt die Reaktion des Antriebs bei Ausfall der Feldbus-Kommunikation fest.

- 0 = KEINE AUSW keine Reaktion
- 1 = STÖRUNG Anzeige einer Störung (28, SERIAL 1 ERR) und der ACS550 lässt den Motor bis zum Stillstand austrudeln.
- 2 = KONSTANTDREHZ 7 Gibt eine Warnung (2005, E/A- KOMM) aus und stellt die Drehzahl mit Hilfe von 1208 KONSTANTDREHZ 7 ein. Diese "Alarmdrehzahl" wird solange beibehalten, bis über den Feldbus ein neuer Sollwert übertragen wird.
- 3 = LETZTE DREHZ Gibt eine Warnung aus (2005, E/A KOMM) und stellt die Drehzahl auf den letzten Betriebswert ein. Dieser Wert ergibt sich aus der Durchschnittsdrehzahl der letzten 10 Sekunden. Diese "Alarmdrehzahl" wird solange beibehalten, bis über den Feldbus ein neuer Sollwert übertragen wird.

MARNUNG!Wenn konstantdrehz 7 oder Letzte drehz eingestellt wird, muss sichergestellt sein, dass der Betrieb bei Ausfall der Feldbuskommunikation sicher weitergeführt werden kann.

3019 KOMM. STÖR ZEIT

Legt die zusammen mit 3018 комм FEHL FUNK verwendete Kommunikationsfehlerzeit fest.

 Kurzzeitige Unterbrechungen der Feldbus-Kommunikation werden nicht als Störung behandelt, wenn sie kürzer andauern als die KOMM, STÖR ZEIT.

3021 AI1 STÖR GRENZ


Legt einen Störgrenzwert für Analogeingang 1 fest.

Siehe 3001 AI
 MIN FUNKTION.

3022 AI2 STÖR GRENZ

Legt einen Störgrenzwert für Analogeingang 2 fest.

• Siehe 3001 AI<MIN FUNKTION



3023 ANSCHLUßFEHLER

Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichters bei Erkennen von Verdrahtungsfehlern und Erdschlussfehlern, wenn der Frequenzumrichter NICHT läuft. Wenn der Frequenzumrichter nicht läuft, überwacht er:

- Den fehlerhaften Anschluss von Eingangskabeln an den Ausgangsanschlüssen (der Frequenzumrichter kann Störung 35. AUSG KABEL anzeigen, wenn fehlerhafte Anschlüsse erkannt werden).
- Erdschlussfehler (der Frequenzumrichter kann Störung 16, ERDSCHLUSS anzeigen, wenn ein Erdschluss erkannt wird). Siehe auch Parameter 3017 ERDSCHLUSS.

Hinweis: Die Deaktivierung die Erdschluss-Überwachung (Erdschlussfehler) kann die das Erlöschen der Garantie zur Folge haben.

- 0 = NICHT FREIG Keine Reaktion des Frequenzumrichters bei einem der obigen Überwachungsergebnisse.
- 1 = FREIGEGEB Der Frequenzumrichter zeigt Störmeldungen an, wenn die Überwachung Probleme erkennt.

3024 CB TEMP STÖRUNG

Legt die Reaktion des Antriebs auf eine Überhitzung der Regelungskarte fest. Nicht für Frequenzumrichter mit einer Regelungskarte des Typs OMIO.

0 = NICHT FREIG - Keine Reaktion.

1 = FREIGEGEB – Anzeige der Störung 37 (СВ ÜBERTEMPERATUR) und der Antrieb trudelt bis zum Stillstand aus.

3028 EARTH FAULT LVL

Festlegung des Erkennungspegels eines Erdschlusses.

Siehe Abschnitt Störungsbehebung, Störung 16, ERDSCHLUSS.

Hinweis: Parameter 3017 ERDSCHLUSS muss aktiviert sein.

1 = LOW - Niedriger Fehlerstrom, hohe Empfindlichkeit. Der Frequenzumrichter schatet bei einem neidrigen Erdschluss-Fehlerstrom ab (standardmäßig in der Software-Version für die USA).

2 = мерійм - Mittlere Empfindlichkeit bei einem Erdschluss-Fehlerstrom (standardmäßig in der Software-Version für Europa).

3 = нісн - Hohe Fehlerstrom, niedrige Empfindlichkeit. Der Frequenzumrichter schaltet bei einem hohen Erdschluss-Fehlerstrom ab.

Gruppe 31: AUTOM. QUITTIERUNG

In dieser Gruppe werden die Bedingungen für die automatische Quittierung festgelegt. Die automatische Quittierung erfolgt nach der Erkennung einer bestimmten Störung. Der Antrieb hält für die Dauer der Verzögerungszeit kurz an. dann erfolgt die automatische Quittierung. Die Anzahl der Quittierungen innerhalb einer festgelegten Zeit kann begrenzt werden und es kann eine automatische Quittierungen für verschiedene Störungen festgelegt werden.

Code Beschreibung 3101 ANZ WIEDERHOLG Beispiel: Während der Wiederholzeit sind drei Störungen aufgetreten. Der letzte wird Definiert die Anzahl der innerhalb des mit 3102 WIEDERHOL ZEIT nur dann zurückgesetzt, wenn der Wert für festgelegten Zeitraums zulässigen Quittierungen. 3101 ANZ WIEDERHOLG mindestens 3 Wenn die Anzahl der automatischen Quittierungen diesen Grenzwert beträgt. (innerhalb der Wiederholzeit) überschreitet, verhindert der Antrieb zusätzliche automatische Quittierungen und bleibt gestoppt. Der Start erfordert dann eine erfolgreiche Quittierung über das Wiederholzeit Bedienpanel oder die mit 1604 FEHL QUIT AUSW eingestellten Quelle. Zeit 3102 WIEDERHOL ZEIT Legt die Zeitspanne für die Zählung und Begrenzung der Anzahl der x = automatische Quittierung Wiederholungen fest. Siehe 3101 ANZWIEDERHOLG. 3103 WARTE ZEIT Legt die Wartezeit zwischen der Erkennung eine Störung und dem versuchten Neustart des ACS550 fest.

Wenn die WARTE ZEIT = Null gesetzt ist, läuft der Antrieb sofort wieder an.

Schaltet die automatische Quittierung für die Überstrom-Funktion ein oder aus.

- 0 = NICHT FREIG Sperrt die automatische Quittierung.
- 1 = FREIGEGEB Gibt die automatische Quittierung frei.
 - Automatische Quittierung der Störung (ÜBERSTROM) nach Ablauf der mit 3103 WARTE ZEIT festgelegten Zeit, und der Antrieb nimmt wieder den normalen Betrieb auf.

3105 AUT QUIT ÜBRSPG

Schaltet die automatische Quittierung für die Überwachungsfunktion ein oder aus.

- 0 = NICHT FREIG Sperrt die automatische Quittierung.
- 1 = FREIGEGEB Gibt die automatische Quittierung frei.
 - Automatische Quittierung der Störung (DC ÜBERSPG) nach Ablauf der mit 3103 WARTE ZEITfestgelegten Zeit, und der Antrieb nimmt wieder den normalen Betrieb auf.

3106 AUT QUIT UNTSPG

Schaltet die automatische Quittierung für die Unterspannungsfunktion ein oder aus.

- 0 = NICHT FREIG Sperrt die automatische Quittierung.
- 1 = FREIGEGEB Gibt die automatische Quittierung frei.
 - Automatische Quittierung der Störung (DC UNTERSPG) nach Ablauf der mit 3103 WARTE ZEIT eingestellten Verzögerung, und der Antrieb nimmt wieder den normalen Betrieb auf.

3107 AUT QUIT AI<MIN

Schaltet die automatische Quittierung, wenn der Analogeingang kleiner als die Minimalwert-Funktion ist, ein oder

- 0 = NICHT FREIG Sperrt die automatische Quittierung.
- 1 = FREIGEGEB Gibt die automatische Quittierung frei.
 - Automatische Quittierung der Störung (AI<MIN) nach Ablauf der mit 3103 warte zeit festgelegten Zeit, und der Antrieb nimmt wieder den normalen Betrieb auf.



WARNUNG!Nach Wiederherstellung des Analogeingangssignals kann der ACS550 selbst nach einem langen Stop wieder starten. Es ist sicherzustellen, dass ein automatischer Start nach längerer Verzögerung keine Verletzungen und/oder Sachschäden verursacht.

Code	Beschreibung
3108	AUT QUIT EXT FLR
	Schaltet die Funktion für die automatische Quittierung externer Störungen ein oder aus. 0 = NICHT FREIG – Sperrt die automatische Quittierung. 1 = FREIGEGEB – Gibt die automatische Quittierung frei. • Automatische Quittierung der Störung(EXT STÖRUNG 1 oder EXTSTÖRUNG 2) nach Ablauf der mit 3103 WARTE ZEIT eingestellten Verzögerung, und der Antrieb nimmt wieder den normalen Betrieb auf.

Gruppe 32: ÜBERWACHUNG

Diese Gruppe definiert die Überwachung für bis zu drei Signalen aus *Gruppe 01: BETRIEBSDATEN*. Ein spezifizierter Parameter wird überwacht und ein Relaisausgang zieht an, wenn der Parameter den festgelegten Grenzwert überschreitet. Mit *Gruppe 14: RELAISAUSGÄNGE* wird das Relais festgelegt und definiert, ob das Relais anzieht, wenn der Signalwert zu hoch oder zu niedrig ist.

3201 ÜBERW 1 PARAM

Zuerst wird der überwachte Parameter ausgewählt.

- Muss eine Parameternummer aus Gruppe 01: BETRIEBSDATEN sein.
- 100 = KEINE AUSW Kein Parameter ist ausgewählt.
- 101...178 Auswahl der Parameter 0101...0178.
- Wenn der überwachte Parameter einen Grenzwert überschreitet, wird ein Relaisausgang aktiviert.
- Die Überwachungsgrenzwerte werden in dieser Gruppe definiert.
- Die Relaisausgänge werden in Gruppe 14: RELAISAUSGÄNGE definiert (mit der Definition wird auch festgelegt, welcher Überwachungsgrenzwert überwacht wird).

LO ≤ HI

Betriebsdatenüberwachung über die Relaisausgänge, wenn LO≤HI.

- Fall A = Der Wert von Parameter 1401 RELAISAUSG 1 (oder 1402 RELAISAUSG 2, usw.) ist ÜBERW1 ÜBER oder ÜBERW2 ÜBER. Wird zur Überwachung verwendet, wenn das überwachte Signal einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet. Das Relais bleibt solange angezogen, bis der überwachte Wert den unteren Grenzwert unterschreitet.
- Fall B = Der Wert von Parameter 1401 RELAISAUSG 1 (oder LO > HI 1402 RELAISAUSG 4...6 usw.) ist ÜBERW1 UNTER oder ÜBERW2 UNTER. Wird zur Überwachung verwendet, wenn das überwachte Signal den vorgegebenen Grenzwert unterschreitet. Das Relais bleibt solange angezogen, bis der überwachte Wert den oberen Grenzwert übersteigt.

Betriebsdatenüberwachung mit Hilfe der Relaisausgänge, wenn LO>HI.

Der unterste Grenzwert (HI 3203) ist zunächst aktiv und bleibt solange aktiv, bis der überwachte Parameter den höchsten Grenzwert (LO 3202), übersteigt und nun dieser Grenzwert der aktive Grenzwert wird. Dieser Grenzwert bleibt solange aktiv, bis der überwachte Parameter den untersten Grenzwert (HI 3203), unterschreitet und so jener Grenzwert der aktive wird.

- Fall A = Parameter 1401 RELAISAUSG 1 (oder 1402 RELAISAUSG 2, usw.) Wert ist ÜBERW1 ÜBER oder ÜBERW2 ÜBER. Das Relais ist zunächst deaktiviert. Es wird immer dann erregt, wenn der überwachte Parameter den aktiven Grenzwert überschreitet.
- Fall B = Parameter 1401 RELAISAUSG 1 (oder 1402 RELAISAUSG 4...6 usw.) Wert ist ÜBERW1 UNTER oder ÜBERW2 UNTER. Das Relais ist angezogen. Es wird immer dann deaktiviert, wenn der überwachte Parameter den aktiven Grenzwert unterschreitet.

3202 **|ÜBERW1 GRNZ UNT**

Legt den unteren Grenzwert für den ersten überwachten Parameter fest. Siehe oben 3201 ÜBERW 1 PARAM.


3203 ÜBERW 1 GRNZ OB

Legt den oberen Grenzwert für den ersten überwachten Parameter fest. Siehe oben 3201 ÜBERW 1 PARAM.


ÜBERW 2 PARAM

Legt den zweiten überwachten Parameter fest. Siehe oben 3201 ÜBERW 1 PARAM.

Hinweis: Der Fall LO ≤ HI stellt die normale Hysterese



Hinweis: Der Fall LO>HI stellt eine spezielle Hysterese mit zwei separaten Überwachungsgrenzwerten dar.



Code	Beschreibung
3205	ÜBERW2 GRNZ UNT
	Legt den unteren Grenzwert für den zweiten überwachten Parameter fest. Siehe oben 3204 ÜBERW 2 PARAM.
3206	ÜBERW 2 GRNZ OB
	Legt den oberen Grenzwert für den zweiten überwachten Parameter fest. Siehe oben 3204 ÜBERW 2 PARAM.
3207	ÜBERW 3 PARAM
	Legt den dritten überwachten Parameter fest. Siehe oben 3201 überw 1 param.
3208	ÜBERW3 GRNZ UNT
	Legt den unteren Grenzwert für den dritten überwachten Parameter fest. Siehe oben 3207 üвекw 3 ракам.
3209	ÜBERW 3 GRNZ OB
	Legt den oberen Grenzwert für den dritten überwachten Parameter fest. Siehe oben 3207 ÜBERW 3 PARAM.

Gruppe 33: INFORMATION

Diese Gruppe ermöglicht den Zugriff auf Informationen über die Programme des ACS550: Versionen und Testdatum.

Code	Beschreibung
	SOFTWARE VERSION Enthält die Version der Software des ACS550.
3302	LP VERSION
	Enthält die Version der geladenen Software.
3303	TEST DATUM
	Enthält das Testdatum (yy.ww).
3304	FREQUMR DATEN
	 Zeigt die Strom- und Spannungskenndaten des Frequenzumrichters an. Das Format ist XXXY, wobei: XXX = Der Nennstrom des Frequenzumrichters in Ampere. Falls vorhanden zeigt ein "A" ein Dezimalkomma in den Stromkenndaten an. Zum Beispiel XXX = 8A8 bezeichnet einen Nennstrom von 8.8 A Y = Nennspannung des Frequenzumrichters, dabei steht Y = : 2 für eine Spannung von 208240 V. 4 für eine Spannung von 380480 V. 6 für eine Spannung von 500600 V.
	PARAMETER TABLE
	Enthält die Version der bei dem Antrieb verwendeten Parametertabelle.

Gruppe 34: PROZESS VARIABLE

In dieser Gruppe wird der Inhalt der Bedienpanelanzeige (mittlerer Bereich) festgelegt, wenn sich das Bedienpanel im Ausgabemodus befindet.

Code Beschreibung 3401 PROZESSWERT 1 P 3404 P 3405 Auswahl des ersten auf dem Bedienpanel angezeigten Parameters (nach Parameternummer). 49.1Hz Die Festlegungen in dieser Gruppe definieren den Inhalt der P 3401 (=137) ΗZ Anzeige, wenn sich das Bedienpanel im Steuermodus befindet. P 3408 (=138) Jede Parameternummer in Gruppe 01: BETRIEBSDATEN kann P 3415 (=139) gewählt werden. DREHRTG 00:00 Mit Hilfe der folgenden Parameter kann der Anzeigenwert skaliert. MENU in die gewünschte Einheit konvertiert bzw. als Balkenanzeige dargestellt werden. In der Abbildung werden die Parameter-Einstellmöglichkeiten dieser Gruppe dargestellt. P 3404 Wenn nur ein oder zwei Parameter für die Anzeige ausgewählt werden, also nur einer oder zwei der Werte der Parameter 3401 DREHRTG 00:00 MENU PROZESSWERT 1, 3408 PROZESSWERT 2 und 3415 PROZESSWERT 3 anders als 100 sind (KEINE AUSW), werden Nummer und Bezeichnung jedes angezeigten Parameters zusätzlich zum Wert eingeblendet. 100 = KEINE AUSW - Der erste Parameter wird nicht angezeigt. 101...178 = zeigt Parameter 0101...0178. Wenn ein Parameter nicht existiert, zeigt die Anzeige "n.a.". PROZESSWERT1 MIN Anzeige-Stellt den erwarteten Minimalwert für den ersten Anzeigeparameter wert Mit Hilfe der Parameter 3402, 3403, 3406 und 3407 kann z.B ein P 3407 Parameter aus Gruppe 01: BETRIEBSDATEN, wie 0102 DREHZAHL (in Upm) in die Geschwindigkeit (in ft/Min) eines mit dem Motor angetriebenen Förderers konvertiert werden. Die Ausgangswerte für P 3406 leine solche Umwandlung sind in der Abbildung die Min.- und Max.-Motordrehzahl, und die Anzeigewerte entsprechen der Min.- und Max.-Geschwindigkeit der Fördereinrichtung. Mit Parameter 3405 P 3403 P 3402 werden geeignete Einheiten für die Anzeige ausgewählt. Hinweis: Durch die Auswahl der Einheiten werden keine Werte Ausgangswert umgewandelt. Der Parameter ist nicht wirksam, wenn Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM = 9 (DIREKT) gesetzt ist. PROZESSWERT1 MAX Stellt den erwarteten Maximalwert für den ersten Anzeigeparameter Hinweis: Der Parameter ist nicht wirksam, wenn Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM = 9 (DIREKT) gesetzt ist.

3404 ANZEIGE1 FORM

Legt den Dezimalpunkt für den ersten Anzeigeparameter fest.

- 7 Festlegung der Position des Dezimalpunktes.
 - Geben Sie die Anzahl der Stellen rechts des Dezimalpunktes ein
 - Siehe Tabelle für ein Beispiel mit pi (3.14159).
- 8 = BALKENANZ Einstellung der Balkenanzeige
- 9 = DIREKT Position des Dezimalpunktes und Messeinheiten sind mit dem Quellsignal identisch. Auflösung (die die Position des Dezimalpunkts angibt) und Maßeinheit siehe Parameterliste Gruppe 01: BETRIEBSDATEN in Abschnitt Vollständige Parameterliste auf Seite 97.

Wert von 3404	Anzeige	Bereich
0	<u>+</u> 3	-32768+32767
1	<u>+</u> 3,1	(mit Vorzeichen)
2	<u>+</u> 3,14	
3	<u>+</u> 3,142	
4	3	065535 (ohne
5	3,1	Vorzeichen)
6	3,14	
7	3,142	
8	Balkenanz	eige.
9		es Dezimalpunkts iten wie für das ıl.

3405 ANZEIGE1 EINHEIT

Auswahl der mit dem ersten Anzeigeparameter verwendeten Einheiten.

Hinweis:Der Parameter ist nicht wirksam, wenn Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM = 9 (DIREKT) gesetzt ist.

0 = KEINE EINHEIT	9 = °C	18 = MWh	27 = ft	36 = I/s	45 = Pa	54 = lb/m	63 = Mrev
1 = A	10 = lb ft	19 = m/s	28 = MGD	37 = I/min	46 = GPS	55 = lb/h	64 = d
2 = V	11 = mA	$20 = m^3/h$	29 = inHg	38 = I/h	47 = gal/s	56 = FPS	65 = inWC
3 = Hz	12 = mV	$21 = dm^3/s$	30 = FPM	$39 = m^3/s$	48 = gal/m	57 = ft/s	66 = m/min
4 = %	13 = kW	22 = bar	31 = kb/s	$40 = m^3/m$	49 = gal/h	$58 = inH_2O$	67 = Nm
5 = s	14 = W	23 = kPa	32 = kHz	41 = kg/s	$50 = ft^3/s$	59 = in wg	68 = Km ³ /h
6 = h	15 = kWh	24 = GPM	33 = Ohm	42 = kg/m	51 = ft ³ /m	60 = ft wg	
7 = Upm	16 = °F	25 = PSI	34 = ppm	43 = kg/h	$52 = ft^3/h$	61 = Ibsi	
8 = kh	17 = hp	26 = CFM	35 = pps	44 = mbar	53 = lb/s	62 = ms	

Folgende Einheiten eignen sich gut für die Balkenanzeige.

117 = 119 = 121 = % SP 123 = laus 125 = Faus 127 = Udc

%Sollwert %PIDAbw

118 = 120 = % LD 122 = 124 = Uaus 126 = Maus

%PIDIstwert %Istwert

3406 ANZEIGE1 MIN

Legt den angezeigten Minimalwert für den ersten Anzeigeparameter fest.

Hinweis:Der Parameter ist nicht wirksam, wenn Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM = 9 (DIREKT) gesetzt ist.

3407 ANZEIGE1 MAX

Legt den angezeigten Maximalwert für den ersten Anzeigeparameter fest.

Hinweis: Der Parameter ist nicht wirksam, wenn Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM = 9 (DIREKT) gesetzt ist.

3408 PROZESSWERT 2

Auswahl des zweiten auf dem Bedienpanel angezeigten Parameters (nach Parameternummer). Siehe Parameter 3401

3409 PROZESSWERT2 MIN

Stellt den für den zweiten Anzeigeparameter erwarteten Minimalwert ein. Siehe Parameter 3402

3410 PROZESSWERT2 MAX

Stellt den für den zweiten Anzeigeparameter erwarteten Maximalwert ein. Siehe Parameter 3403

3411 ANZEIGE2 FORM

Stellt den Dezimalpunkt für den zweiten Anzeigeparameter ein. Siehe Parameter 3404


3412 ANZEIGE2 EINHEIT

Stellt die für den zweiten Anzeigeparameter verwendeten Einheiten ein. Siehe Parameter 3405

Code	Beschreibung
3413	ANZEIGE2 MIN
	Stellt den Minimalwert für den zweiten Anzeigeparameter ein. Siehe Parameter 3406
3414	ANZEIGE2 MAX
	Stellt den Maximalwert für den zweiten Anzeigeparameter ein. Siehe Parameter 3407
3415	PROZESSWERT 3
	Auswahl des dritten auf dem Bedienpanel angezeigten Parameters (nach Parameternummer). Siehe Parameter 3401
3416	PROZESSWERT3 MIN
	Stellt den für den dritten Anzeigeparameter erwarteten Minimalwert ein. Siehe Parameter 3402
3417	PROZESSWERT3 MAX
	Stellt den für den dritten Anzeigeparameter erwarteten Maximalwert ein. Siehe Parameter 3403
3418	ANZEIGE3 FORM
	Stellt den Dezimalpunkt für den dritten Anzeigeparameter ein. Siehe Parameter 3404
3419	ANZEIGE3 EINHEIT
	Stellt den Dezimalpunkt für den dritten Anzeigeparameter ein. Siehe Parameter 3405
3420	ANZEIGE3 MIN
	Stellt den Minimalwert für den dritten Anzeigeparameter ein. Siehe Parameter 3406
3421	ANZEIGE3 MAX
	Stellt den Maximalwert für den dritten Anzeigeparameter ein. Siehe Parameter 3407

Gruppe 35: THERM MOTORSCHUTZ

In dieser Gruppe werden die Erkennung und Meldung einer potentiellen Störung – Überhitzung des Motors - die vom Temperatursensor erkannt wurde, definiert. Typische Anschlüsse sind nachfolgend dargestellt.






WARNUNG! IEC 60664 fordert eine doppelte oder verstärkte Isolation zwischen spannungsführenden Teilen und der Oberfläche zugänglicher Teile der elektrischen Einrichtung, die entweder nicht-leitend oder leitend sind, jedoch nicht an die Schutzerde angeschlossen sind.

Um diese Anforderung zu erfüllen, muss ein Thermistor (oder ähnliche Komponenten), die an den ACH550 angeschlossen werden, eine der nachfolgenden Alternativen erfüllen:

- Den Thermistor von den spannungsführenden Teilen des Motors mit einer doppelten verstärkten Isolation trennen.
- Alle an die Digital- und Analogeingänge des Antriebs angeschlossenen Schaltkreise schützen. Einen Schutz vor Berührung einrichten und eine Isolation von den Niederspannungskreisen vornehmen (die Isolation muss für die gleiche Spannung wie der Hauptkreis des Antriebs ausgelegt sein).
- Verwenden Sie ein externes Thermistorrelais. Die Isolation des Relais muss für die gleiche Spannung wie der Hauptkreis des Antriebs ausgelegt sein.

Die folgende Abbildung stellt Thermistorrelais- und PTC-Sensor-Anschlüsse dar, die einen Digitaleingang verwenden. Der Kabelschirm muss motorseitig über einen 3,3-nF-Kondensator geerdet werden. Wenn dies nicht möglich ist, schließen Sie den Schirm nicht an.



Andere Störungsursachen oder eine Abschätzung einer möglichen Überhitzung des Motors mit Hilfe eines Modells siehe *Gruppe 30: SCHUTZFUNKTIONEN*.


3501 SENSOR TYP

Einstellen des Typs des verwendeten Motortemperatur-Sensors, PT100 (°C), PTC (Ohm) oder Thermistor.

Siehe Parameter 1501 ANALOGAUSGANG 1 und 1507 ANALOGAUSGANG 2.

- 1 = 1 x PT100 Sensorkonfiguration mit einem PT100 Sensor.
 - Der Analogausgang AO1 oder AO2 speist den Sensor mit einem konstanten Strom.
 - Der Widerstand des Sensors steigt mit der Motortemperatur in dem Maße, wie die am Sensor liegende Spannung
 - Die Temperaturmessfunktion liest die Spannung über einen Analogeingang Al1 oder Al2 und wandelt sie in Grad Celsius um.
- 2 = 2 x PT100 Sensorkonfiguration mit zwei PT100 Sensoren.
 - Funktionsweise wie oben bei 1 x PT100.
- 3 = 3 x PT100 Sensorkonfiguration mit drei PT100 Sensoren.
 - Funktionsweise wie oben bei 1 x PT100.
- 4 = PTC Sensorkonfiguration mit einem PTC.
- Der Analogausgang speist den Sensor mit einem konstantem Strom.
- Der Widerstand des Sensors steigt stark an, sobald die Motortemperatur den PTC-Sollwert ($T_{\rm ref}$) überschreitet, und in gleichem Maße steigt die Spannung des Widerstandes an. Die Temperaturmessfunktion liest die Spannung über Analogeingang Al1 und wandelt sie in Ohm um.
- Die Tabelle unten und der Graph zeigen typischen PTC-Sensor-Widerstand als Funktion der Motorbetriebstemperatur.

Temperatur	Widerstand
Normal	< 1,5 kOhm
Zu hoch	> 4 kOhm



- 5 = THERM(0) Sensorkonfiguration mit einem Thermistor.
 - · Der thermische Motorschutz wird über einen Digitaleingang aktiviert. Schließen Sie entweder einen PTC-Sensor oder ein Thermistorrelais (Öffner) an einen Digitaleingang an.
 - · Wenn der Digitaleingang '0' ist, ist der Motor überhitzt.
 - Siehe Abbildung der Anschlüsse auf Seite 168.
 - Die Tabelle unten und der Graph zeigen die Anforderungen an den Widerstand eines PTC-Sensors, der zwischen 24 V und Digitaleingang angeschlossen ist, als Funktion der Motorbetriebstemperatur.

Temperatur	Widerstand
Normal	< 3 kOhm
Zu hoch	> 28 kOhm

- 6 = THERM(1) Sensorkonfiguration mit einem Thermistor.
 - Der thermische Motorschutz wird über einen Digitaleingang aktiviert. Ein Thermistorrelais (Schließer) an einen Digitaleingang anschließen.
 - Wenn der Digitaleingang '1' ist, ist der Motor überhitzt.
 Siehe Abbildung der Anschlüsse auf Seite 168.

3502 EINGANGSAUSWAHL

Stellt den für den Temperatursensor verwendeten Eingang ein.

- 1 = AI1 PT100 und PTC.
- 2 = AI2 PT100 und PTC.
- 3...8 = DI1...DI6 Thermistor und PTC


3503 WARNUNGSGRENZE

Stellt die Warngrenze für die Motortemperatur-Messung ein.

Bei Überschreitung des Grenzwertes meldet der ACS550 (2010, MOTOR ÜBERTEMP)

Für Thermistoren oder PTC, die am Digitaleingang angeschlossen sind, gilt:

- 0 deaktiviert
- 1 aktiviert




Code Beschreibung 3504 STÖRUNGSGRENZE Stellt die Störgrenze für die Motortemperatur-Messung ein. • Bei Überschreitung des Grenzwertes meldet der Antrieb eine Störung (9, MOTOR ÜBERTEMP) und der Antrieb stoppt. Für Thermistoren oder PTC, die am Digitaleingang angeschlossen sind, gilt: 0 – deaktiviert 1 – aktiviert

Gruppe 36: TIMER FUNKTION


Mit den Parametern dieser Gruppe werden die Timer-Funktionen eingestellt. Einstellungen der Timer-Funktionen:

- · Vier Start- und Stop-Zeiten pro Tag
- Vier Start-, Stop- und Booster-Zeiten pro Woche
- Vier zeitgesteuerte Funktionen mit zusammengefassten Timer-Einstellungen.

Ein Timer kann an mehrere Zeitperioden und eine Zeitperiode kann an mehrere Timer angeschlossen werden.



Ein Parameter kann nur in einer Timer-Funktion wirksam werden.



Sie können den Assistenten der Timer-Funktionen zur Erleichterung der Konfigurierung verwenden. Weitere Informationen über die Assistenten siehe Abschnitt *Assistenten-Modus* auf Seite 62.

Code Beschreibung 3601 TIMER FREIGABE Auswahl der Quelle für das Timer-Freigabesignal. 0 = KEINE AUSW - Timer-Funktionen sind deaktiviert. 1 = DI1 – Einstellung von Digitaleingang 1 für das Freigabesignal der Timer-Funktion. • Der Digitaleingang muss zur Freigabe der Timer-Funktion aktiviert sein. 2...6 = DI2...DI6 – Einstellung von Digitaleingang DI2...DI6 für das Freigabesignal der Timer-Funktion. 7 = AKTIV - Timer-Funktionen sind aktiviert. -1 = DI1(INV) – Einstellung eines invertierten Digitaleingang DI1 für das Freigabesignal der Timer-Funktion. • Dieser Digitaleingang muss zur Freigabe der Timer-Funktion deaktiviert sein. -2...-6 = DIZ(INV)...DI6(INV) - Einstellung eines invertierten Digitaleingang DI2...DI6 für das Freigabesignal der Timer-Funktion. 3602 **STARTZEIT 1** 20:30:00 Einstellung einer täglichen Startzeit. Timer-Periode 2 • Die Zeit kann in 2-Sekundenschritten eingestellt 17:00:00 werden. Timer-Periode 4 • Mit Parameterwert 07:00:00 wird der Timer um 7 Uhr 15:00:00 Die Abbildung zeigt mehrere Timer an verschiedenen 13:00:00 Wochentagen. Timer-Periode 3 12:00:00 10:30:00 Timer-Periode 1 09:00:00 00:00:00 So Mο Dί Mi Dο Fr Sa 3603 **STOPZEIT 1** Einstellung einer täglichen Stoppzeit. • Die Zeit kann in 2-Sekundenschritten eingestellt werden. • Mit Parameterwert 09:00:00 wird der Timer um 9 Uhr deaktiviert. 3604 **STARTTAG 1** Einstellung eines wöchentlichen Starttags. 1 = MONTAG...7 = SONNTAG• Bei Parameterwert = 1, wird Timer 1 jede Woche Montag 00:00:00 Uhr aktiviert. 3605 **STOPTAG 1** Einstellung eines wöchentlichen Stopptags. 1 = MONTAG...7 = SONNTAG • Bei Parameterwert = 5, wird Timer 1 jede Woche Freitag um 23:59:58 Uhr deaktiviert. 3606 **STARTZEIT 2** Einstellung einer täglichen Startzeit für Timer 2. Siehe Parameter 3602 3607 **STOPZEIT 2** Einstellung einer täglichen Stopzeit für Timer 2. • Siehe Parameter 3603 3608 **STARTTAG 2** Einstellung eines wöchentlichen Starttags für Timer 2. • Siehe Parameter 3604 3609 **STOPTAG 2** Einstellung eines wöchentlichen Stopptags für Timer 2. Siehe Parameter 3605 3610 **STARTZEIT 3** Einstellung einer täglichen Startzeit für Timer 3. Siehe Parameter 3602 STOPZEIT 3 3611 Einstellung einer täglichen Stopzeit für Timer 3. Siehe Parameter 3603

Code Beschreibung 3612 STARTTAG 3 Einstellung eines wöchentlichen Starttags für Timer 3. Siehe Parameter 3604 3613 **STOPTAG 3** Einstellung eines wöchentlichen Stopptags für Timer 3. Siehe Parameter 3605 3614 **STARTZEIT 4** Einstellung einer täglichen Startzeit für Timer 4. Siehe Parameter 3602 3615 **STOPZEIT 4** Einstellung einer täglichen Stopzeit für Timer 4. Siehe Parameter 3603 3616 **STARTTAG 4** Einstellung eines wöchentlichen Starttags für Timer 4. Siehe Parameter 3604 3617 **STOPTAG 4** Einstellung eines wöchentlichen Stopptags für Timer 4. Siehe Parameter 3605 3622 BOOSTER AUSWAHL Einstellung der Quelle für das Boostersignal. 0 = KEINE AUSW - Boostersignal ist deaktiviert. 1 = DI1 – Einstellung von DIT für das Boostersignal. 2...6 = DI2...DI6 - Einstellung von DI2...DI6 für das Boostersignal. -1 = DI1(INV) – Einstellung des invertierten Digitaleingangs DI1 für das Boostersignal. -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) - Einstellung eines invertierten Digitaleingangs DI2...DI6 für das Boostersignal. 3623 BOOSTER ZEIT Einstellung der Booster-EIN-Zeit. Die eingestellte Zeit beginnt, wenn das Booster auswahl-Signal ausgelöst wird. Bei Booster aktiviert Parametereinstellung 01:30:00, startet der Booster für 1 Stunde und 30 Minuten nach Aktivierung des eingestellten DI. Aktivierung von DI Booster-Zeit 3626 ZEIT FUNKT 1 AUSW Einstellung der vom Timer verwendeten Timer-Perioden. 0 = KEINE AUSW - Es sind keine Timer-Perioden ausgewählt. 1 = T1 – Timer-Periode 1 im Timer eingestellt. 2 = T2 - Timer-Periode 2 im Timer eingestellt.3 = T1+T2 - Timer-Perioden 1 und 2 im Timer eingestellt. 4 = T3 - Timer-Periode 3 im Timer eingestellt.5 = T1+T3 - Timer-Perioden 1 und 3 im Timer eingestellt. 6 = T2+T3 - Timer-Perioden 2 und 3 im Timer eingestellt. 7 = T1+T2+T3 – Timer-Perioden 1, 2 und 3 im Timer eingestellt. 8 = T4 – Timer-Periode 4 im Timer eingestellt. 9 = T1+T4 - Timer-Perioden 1 und 4 im Timer eingestellt.10 = T2+T4 - Timer-Perioden 2 und 4 im Timer eingestellt. 11 = T1+T2+T4 - Timer-Perioden 1, 2 und 4 im Timer eingestellt. 12 = T3+T4 - Timer-Perioden 3 und 4 im Timer eingestellt. 13 = T1+T3+T4 - Timer-Perioden 1, 3 und 4 im Timer eingestellt. 14 = T2+T3+T4 - Timer-Perioden 2, 3 und 4 im Timer eingestellt. 15 = T1+T2+T3+T4 – Timer-Perioden 1, 2, 3 und 4 im Timer eingestellt. 16 = BOOSTER - Booster im Timer eingestellt. 17 = T1+B - Booster und Timer-Periode 1 im Timer eingestellt. 18 = T2+B - Booster und Timer-Periode 2 im Timer eingestellt. 19 = T1+T2+B - Booster und Timer-Perioden 1 und 2 im Timer eingestellt. 20 = T3+B - Booster und Timer-Periode 3 im Timer eingestellt.

Code	Beschreibung
	21 = T1+T3+B - Booster und Timer-Perioden 1 und 3 im Timer eingestellt. 22 = T2+T3+B - Booster und Timer-Perioden 2 und 3 im Timer eingestellt. 23 = T1+T2+T3+B - Booster und Timer-Perioden 1, 2 und 3 im Timer eingestellt. 24 = T4+B - Booster und Timer-Periode 4 im Timer eingestellt. 25 = T1+T4+B - Booster und Timer-Perioden 1 und 4 im Timer eingestellt. 26 = T2+T4+B - Booster und Timer-Perioden 2 und 4 im Timer eingestellt. 27 = T1+T2+T4+B - Booster und Timer-Perioden 1, 2 und 4 im Timer eingestellt. 28 = T3+T4+B - Booster und Timer-Perioden 3 und 4 im Timer eingestellt. 29 = T1+T3+T4+B - Booster und Timer-Perioden 1, 3 und 4 im Timer eingestellt. 30 = T2+T3+T4+B - Booster und Timer-Perioden 2, 3 und 4 im Timer eingestellt. 31 = T1+2+3+4+B - Booster und Timer-Perioden 1, 2, 3 und 4 im Timer eingestellt.
3627	ZEIT FUNKT 2 AUSW Siehe Parameter 3626
3628	Siehe Parameter 3626
3629	EIT FUNKT 4 AUSW Siehe Parameter 3626

Gruppe 37: BENUTZERLASTKURVE

Mit den Parametern dieser Gruppe werden die Einstellungen für die Überwachung der vom Benutzer einstellbaren Lastkurven vorgenommen (Motordrehmoment als Funktion der Frequenz). Die Kurve wird durch fünf Punkte definiert.


Code Beschreibung 3701 **NUTZERLASTK MOD** Motordrehmoment (%) Überwachungsmodus für die vom Benutzer einstellbaren Lastkurven. Überlast-Bereich Diese Funktionalität ersetzt die frühere Unterlast-Überwachung in Gruppe 30: P 3706 P 3709 SCHUTZFUNKTIONEN. Zum Nachvollziehen P 3715 P 3718 siehe Abschnitt Entsprechung zur entfallenen P 3717 ≥ 3714 Unterlast-Überwachung auf Seite 176. Zulässiger Betriebsbereich 0 = KEINE AUSW - Die Überwachung ist nicht 1 = UNTERLAST - Überwachung auf Drehmoment-Abfall unter die Unterlastkurve. P 3705 2 = ÜBERLAST – Überwachung auf Drehmoment-Unterlast-Bereich Anstieg über die Überlastkurve. P 3708 3 = BEIDE – Überwachung auf Drehmoment-Abfall unter die Unterlastkurve oder -Anstieg über die P 3707 P 3710 P 3713 P 3716 P 3704 Überlastkurve. Ausgangsfrequenz (Hz) 3702 NUTZERLASTK FKT Einstellung der gewollten Aktion während der Last-Überwachung. 1 = STÖRUNG – Eine Störmeldung wird ausgegeben, wenn die mit 3701 NUTZERLASTK MOD eingestellte Bedingung länger als die mit 3703 NUTZERLSTK ZEIT eingestellte Zeit andauert. 2 = WARNUNG - Eine Warnmeldung wird ausgegeben, wenn die mit 3701 NUTZERLASTK MOD eingestellte Bedingung länger als die Hälfte der Zeit andauert, die mit 3703 NUTZERLATK ZEIT eingestellt wurde. 3703 **NUTZERLSTK ZEIT** Einstellung der Zeitgrenze für das Auslösen einer Störmeldung. Die Hälfte dieser Zeit ist der Grenzwert für eine Warnmeldung. 3704 **LAST FREQ 1** Einstellen des Frequenzwerts, der den ersten Punkt der Lastkurve darstellt. Der Wert muss kleiner sein als 3707 LAST FREQ 2. 3705 LASTMOM LOW 1 Einstellen des Drehmomentwerts, der den ersten Punkt der Unterlastkurve darstellt. Der Wert muss kleiner sein als 3706 LASTMOM HIGH 1. 3706 LASTMOM HIGH 1 Einstellen des Momentwerts. der den ersten Punkt der Überlastkurve darstellt. LAST FREQ 2 Einstellen des Frequenzwerts, der den zweiten Punkt der Lastkurve darstellt. Der Wert muss kleiner sein als 3710 LAST FREQ 3. 3708 LASTMOM LOW 2 Einstellen des Drehmomentwerts, der den zweiten Punkt der Unterlastkurve darstellt. Der Wert muss kleiner sein als 3709 LASTMOM HIGH 2. LASTMOM HIGH 2 Einstellen des Momentwerts, der den zweiten Punkt der Überlastkurve darstellt. 3710 LAST FREQ 3 Einstellen des Frequenzwerts, der den dritten Punkt der Lastkurve darstellt. Der Wert muss kleiner sein als 3713 LAST FREQ 4. 3711 **LASTMOM LOW 3** Einstellen des Drehmomentwerts, der den dritten Punkt der Unterlastkurve darstellt. Der Wert muss kleiner sein als 3712 LASTMOM HIGH 3.

Code	Beschreibung									
3712	LASTMOM HIGH 3									
	Einstellen des Momentwerts, der den dritten Punkt der Überlastkurve darstellt.									
3713 LAST FREQ 4										
	Einstellen des Frequenzwerts, der den vierten Punkt der Lastkurve darstellt. • Muss kleiner sein als 3716 LAST FREQ 5									
3714	LASTMOM LOW 4									
	Einstellen des Drehmomentwerts, der den vierten Punkt der Unterlastkurve darstellt. • Der Wert muss kleiner sein als 3715 LASTMOM HIGH 4.									
3715	LASTMOM HIGH 4									
	Einstellen des Momentwerts, der den vierten Punkt der Überlastkurve darstellt.									
3716	LAST FREQ 5									
	Einstellen des Frequenzwerts, der den fünften Punkt der Lastkurve darstellt.									
3717	LASTMOM LOW 5									
	Einstellen des Drehmomentwerts, der den fünften Punkt der Unterlastkurve darstellt. • Der Wert muss kleiner sein als 3718 LASTMOM HIGH 5.									
3718	LASTMOM HIGH 5									
	Einstellen des Momentwerts, der den fünften Punkt der Überlastkurve darstellt.									

Entsprechung zur entfallenen Unterlast-Überwachung

Der jetzt entfallene Parameter 3015 UNTERL. KURVE hatte fünf wählbare Kurven, die im Diagramm dargestellt werden. Die Charakteristik des Parameters war folgende:

- Wenn die Last länger als die mit Parameter 3014 UNTERLAST ZEIT (entfällt) EINGESTELLTE ZEIT UNTER DIE KURVE ABFÄLLT, wird der Unterlastschutz aktiviert.
- Die Kurven 1 3 erreichen ihr Maximum bei der Motornennfrequenz, die durch Parameter 9907 MOTOR NENNFREQ EINGESTELLT WIRD.
- T_M = Nenndrehmoment des Motors.
- f_N = Nennfrequenz des Motors.



Wenn Sie mit Parametereinstellungen das Verhalten einer alten Unterlastkurve, wie in den unterlegten Spalten, emulieren möchten, stellen Sie die neuen Parameter so ein, wie in den weißen Spalten der zwei folgenden Tabellen angegeben:

	Entfallene	Parameter	Neue Parameter				
Unterlast-Überwachung mit den Parametern 30133015 (entfallen)	3013 UNTERLAST FUNKT	3014 UNTERLAST ZEIT	3701 NUTZER- LAST C MOD	3702 NUTZER- LAST C FKT	3703 NUTZER- LST C ZEIT		
Keine Unterlastfunktion	0	-	0	-	-		
Unterlastkurve, Störmeldung	1	t	1	1	t		
Unterlastkurve, Warnmeldung	2	t	1	2	2 · t		

Entf. Par.	Neue Parameter														
3015 UNTER LAST KURVE	FREQ 1		3705 LAST- MOM LOW 1 (%)			3708 LAST- MOM LOW 2 (%)	3710 LAST FREQ 3		3711 LAST- MOM LOW 3 (%)	LA FRE	13 ST Q 4	3714 LAST- MOM LOW 4 (%)	ST- DM FREQ 5 N 4		3717 LAST- MOM LOW 5 (%)
	EU	US A		EU	US A		EU	US A		EU	US A		EU	US A	
1	5	6	10	32	38	17	41	50	23	50	60	30	500	500	30
2	5	6	20	31	37	30	42	50	40	50	60	50	500	500	50
3	5	6	30	31	37	43	42	50	57	50	60	70	500	500	70
4	5	6	10	73	88	17	98	117	23	120	144	30	500	500	30
5	5	6	20	71	86	30	99	119	40	120	144	50	500	500	50

Gruppe 40: PROZESS PID 1

In dieser Gruppe wird ein Satz von Parametern für den Prozess-PID-Regler (PID1) des Antriebs definiert.


Typischerweise werden nur die Parameter dieser Gruppe benötigt.

PID-Regler - Grundeinstellung

Bei der PID-Regelung kann der ACS550 anhand eines Referenzsignals (Sollwert) und eines Istwertsignals (Rückmeldung) automatisch die Drehzahl des Antriebs regeln. Die Differenz zwischen den beiden Signalen ist der Fehlerwert bzw. die Regelabweichung.

Die PID-Regelung wird typischerweise verwendet, wenn die Drehzahl eines Motors in Abhängigkeit eines Drucks, Flusses oder einer Temperatur geregelt werden muss. In den meisten Fällen – wenn nur 1 Messwertgebersignal an den ACS550 angeschlossen ist – werden nur die Parameter der Gruppe 40 benötigt.

Nachfolgend ist auf Basis der Parametereinstellungen der Gruppe 40 der Signalfluss von Sollwert/Istwert-Rückmeldung schematisch dargestellt.



Hinweis: Zur Aktivierung und Nutzung des PID-Reglers muss Parameter 1106 auf den Wert 19 eingestellt werden.

PID-Regler - Erweitert

Der ACS550 hat zwei separate PID-Regler:

- · Prozess-PID (PID1) und
- Extern-PID (PID2)

Der Prozess-PID (PID1) hat 2 separate Parametersätze:

- Prozess PID (PID1) SET1, definiert in Gruppe 40: PROZESS PID 1 und
- Prozess PID (PID1) SET2, definiert in Gruppe 41: PROZESS PID 2

Sie können zwischen den zwei unterschiedlichen Sätzen mit Parameter 4027 wählen.

Typischerweise werden zwei unterschiedliche PID-Reglersätze verwendet, wenn sich die Belastung des Motors von einer Situation zur anderen erheblich ändert.

Sie können den Extern-PID (PID2), definiert in *Gruppe 42: EXT / TRIMM PID*, in 2 unterschiedlichen Weisen nutzen:

- Anstatt zusätzliche PID-Regler-Hardware zu verwenden, können Sie die Ausgänge des ACS550 zur Steuerung eines Feldgerätes wie Drosselklappe oder Ventil verwenden/einstellen. In diesem Fall muss Parameter 4230 auf 0 eingestellt werden. (Wert 0 ist die Standardeinstellung.)
- Sie können Extern-PID (PID2) zum Trimmen oder Feineinstellen der Drehzahl des ACS550 verwenden.

4001 PID VERSTÄRKUNG

Stellt die Verstärkung des PID-Reglers ein.

- Der Einstellbereich ist 0.1... 100.
- Bei 0,1 ändert sich der PID-Reglerausgang um ein Zehntel der Änderung der Regelabweichung.
- Bei 100 ändert sich der PID-Reglerausgang Hundert Mal so stark wie die Regelabweichung.

Verwenden Sie die Proportionalverstärkung und Integrationszeitwerte, um das Ansprechverhalten des Systems einzustellen.

 Ein niedriger Wert für die Proportionalverstärkung und ein hoher Wert für die Integrationszeit sichert einen stabilen Betrieb, bietet aber nur ein verlangsamtes Ansprechverhalten.

lst der Wert der Proportionalverstärkung zu hoch, oder die Integrationszeit zu kurz, wird das System instabil. Vorgehensweise:


- Ausgangseinstellung:
 - 4001PID VERSTÄRKUNG = 0,1.
 - 4002PID I-ZEIT = 20 Sekunden.
- Das System starten und beobachten, ob der Sollwert schnell erreicht wird und der Betrieb stabil bleibt. Falls nicht, die PID VERSTÄRKUNG (4001) erhöhen bis das Istwertsignal (oder die Drehzahl) sich ausgeglichen verhalten. Es kann notwendig sein, den Antrieb zu starten und zu stoppen, um ein gleichmäßiges Schwingungsverhalten zu erreichen.
- Die PID VERSTÄRKUNG (4001) reduzieren bis ein Schwingen aufhört.
- Die PID VERSTÄRKUNG (4001) auf den 0,4- bis 0,6-fachen Wert des vorhergehenden Werts einstellen.
- Die PID I-ZEIT (4002) verkürzen, bis das Rückführsignal (oder die Drehzahl) konstant sind. Es kann notwendig sein, den Antrieb zu starten und zu stoppen, um ein gleichmäßiges Schwingungsverhalten zu erreichen.
- Die PID I-ZEIT (4002) verlängern, bis das Schwingen aufhört.
- Die PID I-ZEIT (4002) auf den 1,15-bis 1,5-fachen Wert des vorhergehenden Werts einstellen.
- Enthält das Signal hohe Frequenzstörungen, den Wert von Parameter 1303 FILTER AI1 oder 1306 FILTER AI2 höher einstellen, bis die Störungen vom Signal ausgefiltert werden.

4002 **PID I-ZEIT**

Stellt die Integrationszeit des PID Reglers ein.

Laut Definition ist die Integrationszeit die Zeit, die für die Erhöhung des Ausgangs um den Fehlerwert notwendig ist:

- Der Fehlerwert ist konstant und beträgt 100%.
- Verstärkung = 1.
- Die Integrationszeit von 1 Sekunde bedeutet, dass eine Änderung um 100% innerhalb einer 1 Sekunde erreicht wird.
- 0.0 = KEINE AUSW Sperrt die Integration (I-Anteil des Reglers).
- 0.1...3600.0 Integrationszeit (Sekunden).
- Siehe 4001 f
 ür die Vorgehensweise bei der Einstellung



A = Regelabweichung

B = Regelabweichung Sprung

C = Reglerausgang mit Verstärkung = 1


D = Reglerausgang mit Verstärkung = 10

4003 **PID D-ZEIT**

Legt die Differenzierzeit des PID-Reglers fest.

- Das Differenzial der Abweichung kann zu dem Ausgang des PID-Reglers hinzu addiert werden. Das Differenzial ist die Änderungsrate des Fehlerwerts. Wenn z.B. die Prozess-Regelabweichung sich linear ändert, ist das Differenzial eine Konstante, die zu dem PID-Reglerausgang hinzu addiert wird.
- Das Fehler-Differenzial wird mit einem 1-poligen Filter gefiltert.
 Die Zeitkonstante des Filters wird durch Parameter 4004 PID D-FILTER definiert.

0.0...10.0 - PID-D-Zeit (Sekunden).



4004 PID D-FILTER

Definiert die Filterzeitkonstante für den D-Anteil des PID-Reglerausgangs.

- Bevor das Fehlerdifferenzial zu dem PID-Reglerausgang hinzu addiert wird, wird es mit einem 1-poligen Filter gefiltert.
- Durch Erhöhung der Filterzeit wird der D-Anteil geglättet und das Geräusch reduziert.
- 0,0...10,0 Filterzeitkonstante (Sekunden).

4005 REGELABW INVERS

Wählt entweder eine normale oder invertierte Relation zwischen dem Istwert und der Drehzahl des Antriebs.

0 = NEIN – Normal, ein Rückgang des Istwerts erhöht die Drehzahl des Antriebs. Regelabweichung = Sollwert -

1 = JA – Invertiert: Ein Rückgang des Istwerts reduziert die Drehzahl des Antriebs. Regelabweichung = Rückführung - Sollwert

4006 EINHEIT

Legt die Einheit für die Istwerte des PID-Reglers fest. (PID1 Parameter 0128, 0130 und 0132).

Liste der Einheiten siehe Parameter 3405.

4007 EINHEIT SKALIER

Legt für die Istwerte des PID-Reglers den Dezimalpunkt fest.

- Geben Sie die Position der Dezimalstelle ein, indem Sie von rechts nach links zählen.
- Siehe Tabelle f
 ür ein Beispiel mit pi (3.14159).

Wert von 4007	Eintrag	Anzeige
0	00003	3
1	00031	3,1
2	00314	3,14
3	03142	3,142
4	31416	3,1416

4008 **0 % WERT**


Legt (zusammen mit dem folgenden Parameter) die Skalierung der Istwerte des PID-Reglers fest (PID1 Parameter 0128, 0130, und 0132) fest.

 Einheiten und Skalierung werden mit den Parametern 4006 und 4007 festgelegt.

4009 **100 % WERT**

Legt (zusammen mit dem vorangegangenen Parameter) die Skalierung der Istwerte des PID-Reglers fest.

 Einheiten und Skalierung werden mit den Parametern 4006 und 4007 festgelegt.



4010 **SOLLWERT AUSW**

Definiert die Sollwert-Signalquelle für den PID-Regler.

- Der Parameter hat keine Bedeutung, wenn der PID-Regler umgangen wird (siehe 8121 GEREGEL. BYPASS).
- 0 = BEDIENPANEL Das Bedienpanel liefert den Sollwert.
- 1 = AI1 Analogeingang 1 liefert den Sollwert.
- 2 = AI2 Analogeingang 2 liefert den Sollwert.
- 8 = комм Der Feldbus liefert den Sollwert.
- 9 = KOMM+AI1 Die Sollwertquelle ist die Summe aus Feldbus und Analogeingang 1 (AI1). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 10 = комм*AI1 Die Sollwertquelle ist das Produkt aus einem Feldbussignal und Analogeingang 1 (AI1). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 11 = DI3U,4D(RNC) Digitaleingänge zur Regelung des Motorpotentiometers liefern den Sollwert.
 - DI3 Erhöht die Drehzahl (U steht für "up")
 - DI4 reduziert den Sollwert (D steht für "down").
 - Parameter 2205 BESCHL ZEIT 2 legt die Änderungsgeschwindigkeit des Sollwertsignals fest.
 - R = Stop-Befehl setzt den Sollwert auf Null zurück.
 - NC = Der Sollwert wird nicht kopiert.
- 12 = DI3U,4D(NC) Wie oben DI3U, $\dot{4}$ D(RNC), mit der Ausnahme:
- Der Stop-Befehl setzt den Sollwert nicht auf Null zurück. Bei einem Neustart fährt der Motor mit der festgelegten Beschleunigung auf den gespeicherten Sollwert hoch.
- 13 = DI5U,6D(NC) Wie oben DI3U,4D(NC), mit der Ausnahme:
- Die Digitaleingänge DI5 und DI6 werden verwendet.
- 14 = Al1+Al2 Sollwertquelle ist die Summe von Analogeingang 1 (Al1) und Analogeingang 2 (Al2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 15 = AI1*AI2 Die Sollwertquelle ist das Produkt aus Analogeingang 1 (AI1) und Analogeingang 2 (AI2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 16 = Al1-Al2 Die Sollwertquelle ist die Differenz aus Analogeingang 1 (Al1)und Analogeingang 2 (Al2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 17 = Al1/Al2 Die Sollwertquelle ist der Quotient aus Analogeingang 1 (Al1) und Analogeingang 2 (Al2). Siehe unten Sollwertkorrektur Analogeingang.
- 19 = INTERN Ein konstanter Wert (Parameter 4011) liefert den Sollwert.
- 20 = PID2AUSGANG Sollwertquelle ist der Ausgang von PID-Regler 2 (Parameter 0127 PID2AUSGANG).

Analogeingang Sollwertkorrektur

Für die Parameterwerte 9, 10 und 14…17 verwenden Sie die Formeln in der folgenden Tabelle.

Wert- einstellung	Berechnung des Al-Sollwerts
C + B	Wert C + (Wert B - 50% des Sollwertes)
C * B	Wert C · (Wert B / 50% des Sollwerts)
C - B	(Wert C + 50% des Sollwerts) - Wert B
C/B	(Wert C · 50% des Sollwerts) / Wert B

Dabei sind:

C = Hauptsollwert

(= KOMM für die Werte 9, 10 und

= AI1 für die Werte 14...17)

B = Sollwertkorrektur


(= AI1 für die Werte 9, 10 und

= AI2 für die Werte 14...17).

Beispiel:

In der Abbildung sind die Kurven der Sollwertquellen für die Werteinstellungen 9, 10, und 14...17 dargestellt. dabei sind:

- C = 25%.
- P 4012 SOLLWERT MIN = 0.
- P 4013 SOLLWERT MAX = 0.
- B ändert sich über die horizontale Achse.



4011 INT.SOLLWERT

Legt einen konstanten Wert für den Prozess-Sollwert fest.

• Einheiten und Skalierung werden mit den Parametern 4006 und 4007 festgelegt.

Code Beschreibung 4012 INT.SOLLWERT MIN Legt den Minimalwert für die Sollwertsignalquelle fest. Siehe Parameter 4010 4013 INT.SOLLWERT MAX Legt den Maximalwert für die Sollwertsignalquelle fest. Siehe Parameter 4010 4014 ISTWERT AUSWAHL Legt das Rückführsignal des PID-Reglers (Istwertsignal) fest. Åls Rückführsignal kann eine Kombination aus Istwerten (ISTW1 und ISTW2) festgelegt werden. Mit Hilfe von Parameter 4016 wird die Quelle f ür Istwert 1 (ISTW1) festgelegt. Mit Hilfe von Parameter 4017 wird die Quelle für Istwert 2 (ISTW2) festgelegt. 1 = ISTW1 – Istwert 1 (ISTW1) liefert das Rückführsignal. 2 = ISTW1-ISTW2 - ISTW1 minus ISTW2 liefert das Rückführsignal. 3 = ISTW1+ISTW2 - ISTW1 plus ISTWT2 liefert das Rückführsignal 4 = ISTW1∗ISTW2 – ISTW1 maliSTW2 liefert das Rückführsignal 5 = ISTW1/ISTW2 - ISTW1 geteilt durch ISTW2 liefert das Rückführsignal 6 = MIN(I1,2) – Das kleinere von ISTW1 oder ISTW2 liefert das Rückführsignal. 7 = MAX(I1.2) – Der größere von ISTW1 oder ISTW2 liefert das Rückführsignal. 8 = quwl(ı1-2) – Die Quadratwurzel aus dem Wert für ISTw1 minus ISTw2 liefert das Rückführsignal. 9 = qulı1+qulı2 – Die Quadratwurzel aus ıs⊤w1 plus die Quadratwurzel aus ıs⊤w2 liefert das Rückführsignal. 10 = quwl(istw1) – Die Quadratwurzel ausistw1 liefert das Rückführsignal. 11 = комм ғвк 1 – Signal 0158 РІД КОММ WERT 1 liefert das Rückführsignal. 12 = комм ғвк 2 – Signal 0159 рір комм wert 2 liefert das Rückführsignal. 13 = DURCHSCHNITT(ISTW1,2) – Der Durchschnittswert von ISTW1 und ISTW2 liefert das Rückführsignal. 4015 ISTWERT MULTIPL Legt einen zusätzlichen Multiplikator für den mit Parameter 4014 definierten PID-Istwert FBK fest. Kommt hauptsächlich bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen der Fluss aus dem Differenzdruck errechnet wird. 0 = кыме ausw – Der Parameter hat keine Wirkung (1.000 wird als Multiplikator verwendet). -32,768...32,767 – Auf das mit Parameter 4014 ISTWERT AUSWAHLdefinierte Signal angewandter Multiplikator. **Beispiel:** FBK = Multiplier $\times \sqrt{A1 - A2}$ 4016 **ISTW1 EING** Definiert die Quelle für Istwert 1 (ISTW1). Siehe auch Parameter 4018 ISTW1 МІНІМИМ 1 = AI1 – Verwendung von Analogeingang 1 für ISTW1. 2 = AI2 – Verwendung von Analogeingang 2 für ISTW1. 3 = мот stroм – Verwendung von Strom für ıstw1. 4 = DREHMOMENT – Verwendung von Drehmoment für ISTW1. 5 = мот LEISTUNG – Verwendung von Leistung für ISTW1. 6 = KOMM AKTIV 1 – Verwendung des Werts von Signal 0158 PID KOMM WERT 1 für ISTW1. 7 = KOMM AKTIV 2 – Verwendung des Werts von Signal 0159 PID KOMM WERT 2 für ISTW1. 4017 **ISTW2 EING** Definiert die Quelle für Istwert 2 (ısтw2). Siehe auch Parameter 4020 ısтw2 мıνıмим 1 = AI1 – Verwendung von Analogeingang 1 für ISTW2. 2 = AI2 – Verwendung von Analogeingang 2 für ISTW2. 3 = мот stroм – Verwendung von Strom für ıstw2. 4 = DREHMOMENT – Verwendung von Drehmoment für ISTW2. 5 = MOT LEISTUNG - Verwendung von Leistung für ISTW2. 6 = KOMM AKTIV 1 – Verwendung des Werts von Signal 0158 PID KOMM WERT 1 für ISTW2.

7 = KOMM AKTIV 2 – Verwendung des Werts von Signal 0159 PID KOMM WERT 2 für ISTW2.

4018 ISTW1 MINIMUM

Legt den Minimalwert für ISTW1 fest.

• Škaliert das als Istwert ISTW1 verwendete Quellsignal (mit Parameter 4016 ISTW1 EING). Für die die Werte 6 (KOMM AKTIV 1) und 7 (KOMM AKTIV 2) des Parameters 4016 erfolgt keine Skalierung.

Par 4016	Quelle	Quelle Min.	Quelle max.
1 41 7010	Q uelle	Quelle Milli.	Quelle Illax.
1	Analogeingang 1	1301 MINIMUM AI1	1302 MAXIMUM AI1
2	Analogeingang 2	1304 MINIMUM AI2	1305 MAXIMUM AI2
3	Strom	0	2 · Nennstrom
4	Drehmoment	-2 · Nennmoment	2 · Nennmoment
5	Leistung	-2 · Nennleistung	2 · Nennleistung

 Siehe Abbildung: A= normal; B = Invertierung (ISTWERT 1 MIN > ISTWERT 1 MAX)



Legt den Maximalwert für ıstw1 fest.

Šiehe 4018 ISTW 1 MINIMUM.

4020 ISTW2 MINIMUM


Legt den Minimalwert für ISTW2 fest.

Šiehe 4018 ISTW 1 MINIMUM.

4021 ISTW2 MAXIMUM

Legt den Maximalwert für ISTW2 fest.

Šiehe 4018 ISTW 1 MINIMUM.



4022 SCHLAF MODUS

Einstellen der Steuerung für die PID-Schlaffunktion ein.

0 = KEINE AUSW – Sperrt die PID-Schlaffunktion.

- 1 = DI1 Legt den DigitaleingangDI1 Steuerquelle für die PID-Schlaffunktion fest.
 - Die Aktivierung des Digitaleingangs aktiviert die Schlaffunktion.
 - Die Deaktivierung des Digitaleingangs schaltet den PID-Regler wieder ein.
- 2...6 = DI2...DI6 Definiert einen Digitaleingang DI2...DI6 als Steuerquelle für die PID-Schlaffunktion.
 - Siehe DI1 oben.
- 7 = INTERN Definiert den Ausgang Upm/Frequenz, Prozess-Sollwert und Prozess-Istwert als Steuerquelle für die PID-Schlaffunktion. Siehe Parameter 4025 AUFWACHPEGEL und 4023 PID SCHLAF PEG.
- -1 = DI1(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI1 als Steuerguelle für die PID-Schlaffunktion fest.
 - Die Deaktivierung des Digitaleingangs aktiviert die Schlaffunktion.
 - Die Aktivierung des Digitaleingangs schaltet den PID-Regler wieder ein.
- -2...-6 = DI2(INV)...DI6(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI2...DI6 als Steuerquelle für die PID-Schlaffunktion fest.
 - Siehe DI1(INV) oben.

4023 PID SCHLAF PEG

Stellt die Motordrehzahl / -frequenz ein, die die PID-Schlaffunktion aktiviert, wenn die Dauer von 4024 PID SCHLAF WART überschritten wird (stoppt den ACS550).

- Anforderung 4022 = 7 (INTERN).
- Siehe Abbildung: A = PID-Ausgangspegel; B = PID-Prozessrückführung.

4024 PID SCHLAF WART

Legt die Verzögerung für die PID-Schlaffunktion fest – eine für mindestens diese Zeitspanne unter 4023 PID SCHLAF PEG liegende Motordrehzahl / -frequenz aktiviert die PID-Schlaffunktion (stoppt den ACS550).

Siehe oben 4023 PID SCHLAF PEG.

4025 AUFWACHPEGEL

Legt den Aufwachpegel fest – eine Abweichung des Sollwertes um mehr als diesen Wert für mindestens die Dauer von 4026 AUFWACH VERZÖG führt zum Start des PID-Reglers.


- Parameter 4006 und 4007 definieren die Einheiten und die Skalierung.
- Parameter 4005 = 0,
- Aufwachgrenzwert = Sollwert Aufwachpegel.
- Parameter 4005 = 1,
- Aufwachgrenzwert = Sollwert + Aufwachpegel.
- Der Aufwachgrenzwert kann über oder unter dem Sollwert liegen.


Siehe Abbildungen:


- C = Aufwachgrenzwert bei Parameter 4005 = 1
- D = Aufwachgrenzwert bei Parameter 4005 = 0
- E = Die Rückführung liegt unter dem Aufwachpegel und dauert länger als 4026 AUFWACH VERZÖG – die PID-Funktion wird eingeschaltet.
- F = Die Rückführung liegt unter dem Aufwachpegel und dauert länger als 4026 AUFWACH VERZÖG – PID-Funktion wird eingeschaltet.

4026 AUFWACH VERZÖG

Legt die Aufwachverzögerung fest – Eine Sollwertabweichung größer als 4025 AUFWACHPEGEL mindestens für die Dauer dieser Timer-Zeitspanne führt zu einem Neustart des PID-Reglers.







4027 PID 1 PARAM SATZ

Die Prozess-PID (PID1) besteht aus zwei separaten Parametersätzen, PID-Satz 1 und PID-Satz 2.

- PID-Satz 1 verwendet Parameter 4001...4026.
- PID-Satz 2 verwendet Parameter 4101...4126.

PID 1 PARAM SATZ legt fest, welcher Satz ausgewählt wird.

- 0 = SATZ 1 PID-Satz 1 (Parameter 4001...4026) ist aktiv.
- 1 = DI1 Legt Digitaleingang DI1 als Quelle für die Wahl des PID-Satzes fest.
 - Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird PID-Satz 2 gewählt.
 - Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird PID-Satz 1 gewählt.
- 2...6 = DI2...DI6 Legt Digitaleingang DI2...DI6 als Quelle für die Auswahl des PID-Satzes fest.
 - · Siehe DI1 oben.
- 7 = SATZ 2 PID-Satz 2 (Parameter 4101...4126) ist aktiv.
- 8...11 = ZEIT FUNKT 1...4 Legt die Zeitfunktion als Quelle für die Auswahl des PID-Satzes (Timer-Funktion deaktiviert = PID-Satz 1 fest; Timer-Funktion aktiviert = PID-Satz 2)
 - Siehe Gruppe 36: TIMER FUNKTION.
- 12 = 2 ZONEN MIN Der Frequenzumrichter berechnet die Differenz zwischen Sollwert 1 und Istwert 1 und zwischen Sollwert 2 und Istwert 2. Der Frequenzumrichter regelt die Zone (und wählt den Satz), die die größere Differenz aufweist.
 - Eine positive Differenz (Sollwert höher als Istwert) ist immer größer als eine negative Differenz. Dadurch bleiben die Istwerte am oder über dem Sollwert.
 - Der Regler reagiert nicht bei einer Situation, bei der der Istwert höher als der Sollwert ist, wenn der Istwert einer anderen Zone näher am Sollwert liegt.
- 13 = 2 ZONEN MAX Der Frequenzumrichter berechnet die Differenz zwischen Sollwert 1 und Istwert 1 und zwischen Sollwert 2 und Istwert 2. Der Frequenzumrichter steuert die Zone (und wählt den Satz), die die größere Differenz aufweist.
 - Eine negative Differenz (Sollwert niedriger als Istwert) ist immer kleiner als eine positive Differenz. Dadurch bleiben die Istwerte am oder unter dem Sollwert.
 - Der Regler reagiert nicht bei einer Situation, bei der der Istwert niedriger als der Sollwert ist, wenn der Istwert einer anderen Zone näher am Sollwert liegt.
- 14 = 2 Z DURCHSCH Der Frequenzumrichter berechnet die Differenz zwischen Sollwert 1 und Istwert 1 und zwischen Sollwert 2 und Istwert 2. Zusätzlich wird der Durchschnitt der Abweichungen berechnet und für die Regelung von Zone 1 verwendet. Deshalb wird ein Istwert über dem Sollwert und ein anderer so weit wie möglich unter seinem Sollwert gehalten.
- -1 = D11(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI1 als Steuerquelle für die Auswahl des PID-Satzes fest.
 - Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird PID-Satz 1 gewählt.
 - Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird PID-Satz 2 gewählt.
- -2…-6 = DI2(INV)…DI6(INV) Legt einen invertierten Digitaleingang DI2…DI6 als Steuerquelle für die Auswahl des PID-Satzes fest.
 - Siehe DI1(INV) oben.

Gruppe 41: PROZESS PID 2

Die Parameter dieser Gruppe gehören zum PID-Parametersatz 2. Die Verwendung der Parameter 4101...4126 entspricht den Parametern 4001...4026 des Parametersatzes 1.

Der PID-Parametersatz 2 kann durch Parameter 4027 PID 1 PARAM SATZ ausgewählt werden.

Code	Beschreibung
4101	Siehe 40014026
 4126	

Gruppe 42: EXT / TRIMM PID

Diese Gruppe definiert die Parameter für den zweiten PID-Regler (PID2), der als Extern / Trimming PID verwendet wird.


Die Parametereinstellungen für 4201...4221 entsprechen den Parametern 4001...4021 des Prozess-PID Satz 1 (PID1).

	40014021 des Prozess-PID Satz 1 (PID1).
Code	Beschreibung
4201	Siehe 40014021
 4221	
4228	TRIMM AKTIVIER
	Definiert die Quelle zur Aktivierung der externen PID-Funktion. • Voraussetzung: 4230 TRIMM MODUS = 0 (KEINE AUSW). 0 = KEINE AUSW – Sperrt den externen PID-Regler. 1 = DI1 – Stellt Digitaleingang DI1 als Quelle zur Aktivierung des externen PID-Reglers ein. • Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird der externe PID-Regler aktiviert. • Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird der externe PID-Regler gesperrt. 26 = DI2DI6 – Stellt einen Digitaleingang DI2DI6 als Quelle zur Aktivierung des externen PID-Reglers ein. • Siehe DI1 oben. 7 = ANTR. LÄUFT – Legt den Start-Befehl als Quelle für die Aktivierung des externen PID-Reglers fest. • Durch Aktivierung des Start-Befehls (ACS550 läuft) wird der externe PID-Regler aktiviert. 8 = AN – Legt das Einschalten der Spannung als Quelle für die Aktivierung des externen PID-Reglers fest. • Durch das Einschalten der Spannung für den Antrieb wird der externe PID-Regler aktiviert. 912 = ZEIT FUNKT 14 – Legt die Timer-Funktion als Quelle für die Aktivierung des externen PID-Reglers fest (Aktivierung der Timer-Funktion aktiviert die externe PID-Regelung). • Siehe Gruppe 36: TIMER FUNKTION. -1 = D11(INV) – Legt einen invertierten Digitaleingang D11 als Quelle für die Aktivierung des externen PID-Reglers fest. • Durch Aktivierung des Digitaleingangs wird der externe PID-Regler gesperrt. • Durch Deaktivierung des Digitaleingangs wird der externe PID-Regler freigegeben. -26 = D12(INV)DI6(INV) – Stellt einen invertierten Digitaleingang D12DI6 als Quelle zur Aktivierung des externen PID-Reglers ein.
4229	• Siehe Di1(INV) oben. OFFSET
.==0	Legt den Offset für den PID-Ausgang fest. Wenn PID aktiviert ist, startet der Ausgang mit diesem Wert. Wenn PID deaktiviert ist, wird der Ausgang auf diesen Wert zurückgesetzt. Parameter ist aktiviert, wenn Einstellung 4230 TRIMM MODUS = 0 (Trimm-Modus nicht aktiv).

4230 TRIMM MODUS

Wählt die Art des Trimm-Modus aus. Bei Verwendung des Abgleichs (Trimming) kann der Antriebssollwert mit einem Korrekturfaktor beaufschlagt werden.

- 0 =KEINE AUSW Sperrt die Trimm-Funktion.
- 1 = PROPORTIONAL Fügt einen Trimm-Faktor hinzu, der proportional zu dem Upm/Hz-Sollwert (externer % Sollwert (sollw2) ist.
- 2 = DIREKT Fügt einen Trimm-Faktor auf Basis des Maximalgrenzwertes des Regelkreises hinzu.



Gruppe 45: ENERGIE EINSPARUNG

Diese Gruppe definiert, wie Berechnung und Optimierung von Energieeinsparungen eingestellt werden.

Hinweis: Die Werte der Energieeinsparungs-Parameter 0174 SAVED KWH, 0175 SAVED MWH, 0176 SAVED AMOUNT 1, 0177 SAVED AMOUNT 2 und 0178 SAVED CO2 ergeben sich durch die Subtraktion des Frequenzumrichter-Energieverbrauchs vom direkten Verbrauch, der auf Grundlage von Parameter 4508 PUMP POWER berechnet wird. Die Genauigkeit dieser Werte hängt von der Genauigkeit der in diesem Parameter eingegebenen Leistungsberechnung ab.

Code	Beschreibung
4502	ENERGIEPREIS
	Energiekosten pro kWh.
	 Bezugswert für die Berechnung von Einsparungen. Siehe Parameter 0174 GESPARTE KWH, 0175 GESPARTE MWH, 0176 GESPARTE SUMME 1, 0177 GESPARTE SUMME 2
	und 0178 GESPARTE CO2 (Verringerung von Kohlendioxidemissionen in Tonnen).
4507	CO2 UMRECHN FAKT
	Umrechnungsfaktor für die Umrechnung von Energie in CO2-Emissionen (kg/kWh oder tn/MWh). Wird zur Multiplikation der eingesparten Energie im MWh verwendet, um den Wert von Parameter 0178 GESPARTE CO2 zu berechnen (Verringerung von Kohlendioxidemissionen in Tonnen).
4508	PUMPENLEISTUNG
	Pumpenleistung (als prozentuale Anteil der Motor-Nennleistung) bei direktem Anschluss am Speisenetz (DOL). Bezugswert für die Berechnung von Einsparungen.
	 Siehe Parameter 0174 GESPARTE KWH, 0175 GESPARTE MWH, 0176 GESPARTE SUMME 1, 0177 GESPARTE SUMME 2 und 0178 GESPARTE CO2.
	 Dieser Parameter kann nicht nur für Pumpen, sondern auch für andere Anwendungen als Referenzleistung verwendet werden. Als Referenzleistung kann auch eine andere konstante Leistung als ein direkt angeschlossener Motor verwendet werden.
4509	ENERG ZÄHL
	Setzt die Energieberechnungen 0174 GESPARTE KWH, 0175 GESPARTE MWH, 0176 GESPARTE SUMME 1, 0177 GESPARTE SUMME 2 und 0178 GESPARTE CO2 zurück.

Gruppe 50: IMPULSGEBER

In dieser Gruppe werden die Einstellungen für die Verwendung von Impulsgebern vorgenommen:

- Einstellung der Anzahl der Impulse pro Umdrehung der Motorwelle.
- Aktivierung des Impulsgeber-Betriebs.
- Einstellungen, wie die Quittierung des mechanischen Winkels und der Umdrehungsdaten erfolgt.

Siehe auch Handbuch *User's Manual for Pulse Encoder Interface Module OTAC-01* [33AUA000001938 (Englisch)].

Code Beschreibung

5001 ANZAHL IMPULSE

Einstellung der Anzahl der Impulse eines optionalen Impulsgebers bei einer vollen Umdrehung der Motorwelle (ppr).

5002 **GEBER FREIGABE**

Aktivieren oder Sperren eines optionalen Impulsgeber.s

- 0 = NICHT FREIG Der Frequenzumrichter verwendet die errechnete Drehzahl des internen Motormodells (gilt für jede Einstellung von Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS).
- 1 = FREIGEGEB Der Frequenzumrichter verwendet die gemeldete Drehzahl des optionalen Impulsgebers. Diese Funktion erfordert ein Impulsgeber-Schnittstellen-Modul (OTAC-01) und einen Impulsgeber. Der Betrieb ist abhängig von der Einstellung von Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS:
 - 9904 = 1 (SVC DREHZAHL): Der Impulsgeber bietet eine genaue Drehzahlrückmeldung und eine genauere Drehmomentregelung bei niedrigen Drehzahlen.
 - 9904 = 2 (SVC DREHMOM): Der Impulsgeber bietet eine genaue Drehzahlrückmeldung und eine genauere Drehmomentregelung bei niedrigen Drehzahlen.
 - 9904 = 3 (SCALAR): Der Impulsgeber bietet eine genaue Drehzahlrückmeldung. (Dies ist keine Drehzahlregelung mit geschlossenem Regelkreis. Jedoch wird durch Parametereinstellung von 2608 SCHLUPFKOMPWERT und einen Impulsgeber die Genauigkeit der Drehzahlregelung verbessert.)

5003 GEBER STÖRUNG

Einstellung für den Betrieb des Frequenzumrichters, wenn eine Kommunikationsstörung zwischen Impulsgeber und Impulsgeber-Schnittstellenmodul oder zwischen dem Modul und dem Frequenzumrichter erkannt worden ist

- 1 = STÖRUNG Der Frequenzumrichter schaltet mit der Störmeldung I.GEBER FEHL ab und der Antrieb trudelt bis zum Stillstand aus.
- 2 = WARNUNG Der Frequenzumrichter gibt die Warnmeldung I.GEBER FEHL aus und setzt den Betrieb fort, als wäre Parameter 5002 ENCODER FREIGABE = 0 (NICHT FREIG), das heißt die Drehzahl-Rückmeldung des internen Motormodells wird benutzt.

5010 C IMP FREIGABE

Aktiviert/deaktiviert die Verwendung eines Impulsgeber-Nullimpulses (Z), um die Nullposition der Motorwelle einzustellen. Bei Freigabe setzt ein Null-Impuls-Eingang den Parameter 0146 месн winkel auf Null zurück, um die Nullposition der Motorwelle einzustellen. Für diese Funktion ist ein Impulsgeber mit Null-Impuls-Signalen erforderlich

- 0 = NICHT FREIG Null-Impuls-Eingang Nicht vorhanden oder wird ignoriert, falls vorhanden.
- 1 = FREIGEGEB Ein Null-Impuls-Eingang setzt Parameter 0146 мЕСН WINKEL auf Null zurück.

5011 POSITION RESET

Rücksetzung der Positionsrückmeldung des Impulsgebers. Dieser Parameter deaktiviert sich selbst wieder. 0 = NICHT FREIG – Nicht aktiviert.

- 1 = FREIGEGEB Rücksetzung der Positionsrückmeldung des Impulsgebers. Der Parameter-Reset ist vom Status von Parameter 5010 c IMP FREIGABE ABHÄNGIG
 - 5010 = 0 (NICHT FREIG) Reset wirkt sich auf Parameter 0147 MECH UMDR und 0146 MECH WINKEL aus.
 - 5010 = 1 (FREIGEGEB) Reset wirkt sich nur auf Parameter 0147 MECH UMDR aus.

Gruppe 51: EXT KOMM MODULE

In dieser Gruppe werden die Einstellvariablen für ein Feldbusadapter- (FBA) Kommunikationsmodul festgelegt. Weitere Informationen zu diesen Parametern enthält das Benutzerhandbuch, das mit dem FBA-Modul geliefert wird.

Code Beschreibung 5101 FELDBUS TYP Anzeige des Typs des angeschlossenen (eingesteckten) Feldbusadaptermoduls. 0 = NICHT DEFINI – Modul nicht gefunden oder nicht richtig angeschlossen oder Parameter 9802 ist nicht (EXT FBA) 1 = PROFIBUS-DP 21 = LONWORKS 32 = CANopen 37 = DEVICENET 101 = CONTROLNET 128 = ETHERNET 132 = PROFINET 135 = EtherCAT 136 = EPL – Ethernet POWERLINK 5102 FELDBUSPAR2...FELDBUSPAR26 Weitere Informationen über diese Parameter enthält die entsprechende Dokumentation der Kommunikationsmodule 5126 5127 FBA PAR REFRESH Aktualisiert Änderungen der Einstellungen der Feldbus-Parameter. 0 = FERTIG – Aktualisierung ist abgeschlossen 1 = REFRESH – Aktualisierung läuft. Nach der Aktualisierung geht der Wert automatisch auf FERTIG. 5128 FILE CPI FW REV Zeigt die Version der CPI-Software der Konfigurationsdatei des Feldbusadapters des ACS550 an. Das Format ist XVZ: x = Nummer der Hauptversion • y = Nummer der untergeordneten Version z = Korrekturnummer Beispiel: 107 = Version 1,07 5129 FILE CONFIG ID Zeigt die Version der Konfigurationsdatei-ID des Feldbusadaptermoduls des ACS550 an. Die Dateikonfigurationsinformation ist vom Anwendungsprogramm des ACS550 abhängig. 5130 FILE CONFIG REV Enthält die Version der Konfigurationsdatei des Feldbusadaptermoduls des ACS550. Beispiel: 1 = Version 1 5131 **FELDBUS STATUS** Enthält den Status des Adaptermoduls. 0 = UNGELEGT – Adapter nicht konfiguriert. 1 = ADAPT INIT - Adapter wird initialisiert. 2 = TIME OUT – In der Kommunikation zwischen dem Adapter und dem Freguenzumrichter ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. 3 = KONFIG STÖR- Adapterkonfigurationsfehler • Der Versionscode der CPI-Firmware-Version des Adapters ist älter als die in der Antriebskonfigurationsdatei festgelegte erforderliche CPI-Software-Version (Parameter 5132 < 5128). 4 = OFF-LINE - Adapter ist off-line. 5 = ON-LINE - Adapter ist on-line. 6 = RESET – Der Adapter führt eine Rücksetzung der Hardware durch. 5132 FBA CPI FW REV Enthält die Nummer der Revision des CPI-Programms des Moduls. Das Format ist xyz: x = Nummer der Hauptversion y = Nummer der untergeordneten Version z = KorrekturnummerBeispiel: 107 = Version 1,07

Code Beschreibung 5133 FBA APPL FW REV Enthält die Nummer der Revision des Anwendungsprogramm des Moduls. Das Format ist xyz (siehe Parameter 5132).

Gruppe 52: STANDARD MODBUS

In dieser Gruppe werden die Kommunikationseinstellungen für den Anschluss des Bedienpanels an den ACS550 festgelegt. Die Einstellungen in dieser Gruppe müssen normalerweise bei einem mitgelieferten Bedienpanel nicht geändert werden.

Die in dieser Gruppe vorgenommenen Parameteränderungen werden beim nächsten Einschalten wirksam.

Code Beschreibung 5201 STATIONS-NUMMER Legt die Adresse des ACS550 fest. Zwei Einheiten mit derselben Adresse dürfen nicht online sein. Bereich: 1...247 5202 BAUD RATE Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit des Frequenzumrichters in kBits pro Sekunde (kBits/s). 9,6 kBits/s 19,2 kBits/s 38.4 kBits/s 57.6 kBits/s 115,2 kBits/s 5203 **PARITÄT** Legt das bei der Bedienpanel-Kommunikation zu verwendende Zeichenformat fest. 0 = 8 N 1 – 8 Datenbits, keine Parität, ein Stopp-Bit. 1 = 8 N 2 - 8 Datenbits, keine Parität, zwei Stopp-Bits. 2 = 8 E 1 - 8 Datenbits, gerade Paritat, ein Stopp-Bit. 3 = 8 o 1 – 8 Datenbits, ungerade Parität, ein Stopp-Bit. 5204 OK MESSAGES Enthält die Anzahl der von dem Antrieb empfangenen, gültigen Modbus-Telegramme. Während des normalen Betriebs steigt der Zählerstand konstant. 5205 PARITÄT STÖRUNG Enthält die Anzahl der Zeichen mit Paritätsfehler, die über den Bus empfangen wurden. Bei hohen Werten prüfen: Paritätseinstellungen der an den Bus angeschlossenen Geräte – sie dürfen nicht differieren. Elektromagnetisches Rauschen in der Umgebung – ein starkes Rauschen führt zu Störungen. **FORMAT STÖRUNG** Enthält die Anzahl der Zeichen mit Framing-Fehler, die der Bus empfängt. Bei hohen Werten prüfen: Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit der an den Bus angeschlossenen Geräte – sie müssen gleich sein. Elektromagnetisches Rauschen in der Umgebung – ein starkes Rauschen führt zu Störungen. 5207 PUFFER ÜBERLÄNGE Enthält die Anzahl der empfangenen Zeichen, die nicht im Puffer abgelegt werden können. Die max. mögliche Telegrammlänge für den ACS550 beträgt 128 Bytes. Empfangene Meldungen mit mehr als 128 Bytes führen zu einem Pufferüberlauf. Die überzähligen Zeichen werden gezählt. 5208 **ÜBERTRAGUNG STÖR** Enthält die Anzahl der Meldungen mit einen CRC-Fehler, die der Antrieb empfängt. Bei hohen Werten prüfen: Elektromagnetisches Rauschen in der Umgebung – ein starkes Rauschen führt zu Störungen. CRC-Berechnungen für mögliche Störungen.

Gruppe 53: EFB PROTOKOLL

In dieser Gruppe werden die bei dem EFB-Protokoll (Embedded Fieldbus) verwendeten Einstellvariablen festgelegt. Das Standard-EFB-Protokoll des ACS550 ist Modbus. Siehe Kapitel *Integrierter Feldbus - EFB* auf Seite *211*.

Code Beschreibung 5301 EFB PROTOKOL ID Enthält die Identifikation und die Programmversion des Protokolls. Format: XXYY, wobei xx = Protokoll-ID und YY = Programmversion. Legt die Knotenadresse der RS485-Verbindung fest. Die Knotenadresse jeder Einheit muss eindeutig sein. 5303 **EFB BAUD RATE** Legt die Übertragungsgeschwindigkeit der RS485-Verbindung in kBits pro Sekunde (kBits/s) fest. 1,2 kBits/s 2,4 kBits/s 4.8 kBits/s 9,6 kBits/s 19,2 kBits/s 38.4 kBits/s 57.6 kBits/s 76.8 kBits/s 5304 EFB PARITY Legt die bei der Kommunikation über die RS485-Verbindung zu verwendende(n) Datenlängen-Parität und Stop-Bits Bei allen Online-Stationen müssen die gleichen Einstellungen verwendet werden. 0 = 8 N 1 – 8 Datenbits, keine Parität, ein Stopp-Bit. 1 = 8 N 2 - 8 Datenbits, keine Parität, zwei Stopp-Bits. 2 = 8 E 1 – 8 Datenbits, gerade Parität, ein Stopp-Bit. 3 = 8 o 1 – 8 Datenbits, ungerade Parität, ein Stopp-Bit. 5305 EFB CTRL PROFIL Wählt das von dem EFB-Protokoll verwendete Kommunikationsprofil aus. 0 = ABB DRV LIM – Die Verarbeitung der Steuer-/Statusworte entspricht dem ABB Drives Profil. wie beim ACS400. 1 = DCU PROFILE – Die Verarbeitung der Steuer-/Statusworte entspricht dem 32-Bit DCU-Profil. 2 = ABB DRV FULL – Die Verarbeitung der Steuer-/Statusworte entspricht dem ABB Drives Profil, wie beim ACS600/ 800. 5306 **EFB OK MESSAGES** Enthält die Anzahl der gültigen, vom ACS550 empfangenen Meldungen. Während des normalen Betriebs steigt der Zählerstand konstant. **EFB CRC STÖRUNG** Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem CRC-Fehler empfangenen Meldungen. Bei hohen Werten prüfen: Elektromagnetisches Rauschen in der Umgebung – ein starkes Rauschen führt zu Störungen. CRC-Berechnungen für mögliche Störungen. 5308 **EFB UART STÖRUNG** Enthält die Anzahl der vom Antrieb mit einem Zeichenfehler empfangenen Meldungen. 5309 EFB STATUS Enthält den Status des EFB-Protokolls. 0 = UNGELEGT - EFB-Protokoll ist konfiguriert, aber empfängt keine Programme. 1 = ADAPT INIT - EFB PROTOKOLL is initializing. 2 = TIME OUT – In der Kommunikation zwischen den Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. 3 = KONFIG STÖRR – Das EFB-Protokoll hat einen Konfigurationsfehler. 4 = OFF-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind. 5 = ON-LINE - Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind. 6 = RESET – Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch. 7 = LISTEN ONLY – Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".

Code	Beschreibung
5310	EFB PAR 10
	Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fest.
5311	EFB PAR 11
	Legt den im Modbus-Register 40006 abgebildeten Parameter fest.
5312	EFB PAR 12
	Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fest.
5313	EFB PAR 13
	Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fest.
5314	EFB PAR 14
	Legt den im Modbus-Register 40009 abgebildeten Parameter fest.
5315	EFB PAR 15
	Legt den im Modbus-Register 40010 abgebildeten Parameter fest.
5316	EFB PAR 16
	Legt den im Modbus-Register 40011 abgebildeten Parameter fest.
5317	EFB PAR 17
	Legt den im Modbus-Register 40012 abgebildeten Parameter fest.
5318	EFB PAR 18
	Für Modbus: Stellt eine zusätzliche Verzögerung in Millisekunden ein, bevor der ACS550 mit der Übertragung der
	Antwort auf die Master-Abfrage beginnt.
	EFB PAR 19
	ABB-Drives-Profil (ABB DRV LIM oder ABB DRV FULL) Steuerwort. Nur-lese-Kopie des Feldbus Steuerworts.
	EFB PAR 20
	ABB-Drives-Profil (ABB DRV LIM oder ABB DRV FULL) Statuswort. Nur-lese-Kopie des Feldbus Statusworts.

Gruppe 64: LASTANALYSE

Diese Gruppe definiert die Lastanalyse, dieverwendet werden kann, um den Kundenprozess zu analysieren und die Größe von Frequenzumrichter und Motor zu bemessen.

Der Spitzenwert wird im Abstand von 2 ms gespeichert, die Verteilungsspeicher werden in 0,2-Sekunden-Intervallen (200 ms) aktualisiert. Es können drei verschiedene Werte gespeichert werden.

- 1.Amplitudenspeicher 1: Der gemessene Strom wird kontinuierlich gespeichert. Die Verteilung als prozentuale Anteil des Nennstroms I_{2N} wird in 10 Klassen angezeigt.
- 2.Spitzenwert-Speicher: Ein Signal in Gruppe 1 kann für den Spitzenwert (Maximum) gespeichert werden. Der Spitzenwert des Signals, die Spitzenzeit (Uhrzeit, an der der Spitzenwert erfasst wurde) sowie Frequenz, Strom und DC-Spannung zur Spitzenzeit werden angezeigt.
- 3.Amplitudenspeicher 2: Ein Signal in Gruppe 1 kann für die Amplitudenverteilung gespeichert werden. Der Basiswert (100% Wert) kann vom Benutzer eingestellt werden.

Der erste Speicher kann nicht zurückgesetzt werden. Die anderen beiden Speicher können durch eine benutzerdefinierte Methode zurückgesetzt werden. Sie werden auch zurückgesetzt, wenn eines der Signale oder die Spitzenwert-Filterzeit geändert wird.

Code Beschreibung 6401 AUSW SIGNAL LOG1 Definiert (nach Nummer) das für den Spitzenwert gespeicherte Signal. Jede Parameternummer in Gruppe 01: BETRIEBSDATEN kann gewählt werden. Zum Beispiel 102 = Parameter 100 = KEINE AUSW - Kein Signal (Parameter) für den Spitzenwert gespeichert. 101...178 - Speichert Parameter 0101...0178. 6402 **FILTER ZEIT LOG1** Definiert die Filterzeit für die Spitzenwertspeicherung. 0.0...120.0 – Filterzeit (Sekunden). 6403 LOGGER RESET Definiert die Quelle für das Rücksetzen des Spitzenwertsspeichers und des Amplitudespeichers 2 0 = KEINE AUSW – Keine Rücksetzung ausgewählt. 1 = DI1 – Rücksetzung der Speicher an der steigenden Flanke von Digitaleingang DI1. 2...6 = DI2...DI6 - Rücksetzung der Speicher an der steigenden Flanke von Digitaleingang DI2...DI6. 7 = RESET – Rücksetzung der Speicher. Parameter ist auf KEINE AUSW eingestellt. -1 = DI1(INV) – Rücksetzung der Speicher an der fallenden Flanke von Digitaleingang DI1. -2...-6 = DI2(INV...DI6(INV) – Rücksetzung der Speicher an der fallenden Flanke von Digitaleingang DI2...DI6. 6404 AUSW SIGNAL LOG2 Definiert das für Amplitudenspeicher 2 gespeicherte Signal. Jede Parameternummer in Gruppe 01: BETRIEBSDATEN kann gewählt werden. Zum Beispiel 102 = Parameter 100 = KEINE AUSW - Kein Signal (Parameter) für den die Amplitudenverteilung (Amplitudenspeicher 2). 101...178 - Speichert Parameter 0101...0178. 6405 BASIS SIGN LOG2 Definiert den Basiswert, anhand dessen die prozentuale Verteilung berechnet wird.

Darstellung und Standardwert hängen vom Signal ab, das mit Parameter 6404 AL2 SIGNAL gewählt wird.

Codo	Decelveibung
	Beschreibung
	SPITZENWERT
	Erfasster Spitzenwert des mit Parameter 6401 PVL SIGNAL ausgewählten Signals.
	SPITZENW DATUM
	Datum der Spitzenwerterfassung. Format: Datum, wenn die Echtzeituhr in Betrieb ist. / Die Anzahl der Tage seit dem Einschalten, wenn die
	Echtzeituhr nicht verwendet wird oder nicht gestellt worden ist (xx d).
6408	SPITZENW ZEIT
	Uhrzeit der Spitzenwerterfassung.
	Format: Stunden:Minuten:Sekunden.
6409	STROM SPITZE
	Strom zum Zeitpunkt des Spitzenwerts des (Ampere).
6410	ZWKREIS SPITZE
	DC-Spannung zum Zeitpunkt des Spitzenwerts des (Volt).
6411	FREQ B SPITZE
	Ausgangsfrequenz zum Zeitpunkt des Spitzenwerts des (Herz).
6412	RESET DATUM
	Datum der letzten Rücksetzung von Spitzenwertspeicher und Amplitudenspeicher 2.
	• Format: Datum, wenn die Echtzeituhr in Betrieb ist. / Die Anzahl der Tage seit dem Einschalten, wenn die
	Echtzeituhr nicht verwendet wird oder nicht gestellt worden ist (xx d).
	RESET ZEIT
	Uhrzeit der letzten Rücksetzung von Spitzenwertspeicher und Amplitudenspeicher 2. • Format: Stunden:Minuten:Sekunden.
6414	AL1 VERT 0B10
	Amplitudenspeicher 1 (Strom als prozentualer Anteil des Nennstroms I_{2N}) 010% Verteilung.
	AL1 VERT 10B20
0415	Amplitudenspeicher 1 (Strom als prozentualer Anteil des Nennstroms <i>I</i> _{2N}) 10…20% Verteilung.
6446	AL1 VERT 20B30
	Amplitudenspeicher 1 (Strom als prozentualer Anteil des Nennstroms I_{2N}) 2030% Verteilung.
	AL1 VERT 30B40
	Amplitudenspeicher 1 (Strom als prozentualer Anteil des Nennstroms I_{2N}) 3040% Verteilung.
	AL1 VERT 40B50
	Applitudenspeicher 1 (Strom als prozentualer Anteil des Nennstroms l_{2N}) 4050% Verteilung.
	AL1 VERT 50B60
	Amplitudenspeicher 1 (Strom als prozentualer Anteil des Nennstroms <i>I</i> _{2N}) 50…60% Verteilung.
	AL1 VERT 60B70
	Amplitudenspeicher 1 (Strom als prozentualer Anteil des Nennstroms I_{2N}) 6070% Verteilung.
	AL1 VERT 70B80
	Amplitudenspeicher 1 (Strom als prozentualer Anteil des Nennstroms I_{2N}) 7080% Verteilung.
	AL1 VERT 80B90
	Amplitudenspeicher 1 (Strom als prozentualer Anteil des Nennstroms I_{2N}) 8090% Verteilung.
	AL1 VERT 90B100
	Amplitudenspeicher 1 (Strom als prozentualer Anteil des Nennstroms I_{2N}) über 90% Verteilung.
	AL1 VERT 0B10
	Amplitudenspeicher 2 (Signalauswahl mit Parameter 6404) 0…10% Verteilung.
	AL2 VERT 10B20
	Amplitudenspeicher 2 (Signalauswahl mit Parameter 6404) 1020% Verteilung.
	AL2 VERT 20B30
	ALZ VERT 20630 Amplitudenspeicher 2 (Signalauswahl mit Parameter 6404) 20…30% Verteilung.
042/	AL2 VERT 30B40 Amplitudens neigher 2 (Signalaus wahl mit Parameter 6404) 30 - 40% Verteilung
	Amplitudenspeicher 2 (Signalauswahl mit Parameter 6404) 3040% Verteilung.

Code	Beschreibung
6428	AL2 VERT 40B50
	Amplitudenspeicher 2 (Signalauswahl mit Parameter 6404) 4050% Verteilung.
6429	AL2 VERT 50B60
	Amplitudenspeicher 2 (Signalauswahl mit Parameter 6404) 5060% Verteilung.
6430	AL2 VERT 60B70
	Amplitudenspeicher 2 (Signalauswahl mit Parameter 6404) 6070% Verteilung.
6431	AL2 VERT 70B80
	Amplitudenspeicher 2 (Signalauswahl mit Parameter 6404) 7080% Verteilung.
6432	AL2 VERT 80B90
	Amplitudenspeicher 2 (Signalauswahl mit Parameter 6404) 8090% Verteilung.
6433	AL2 VERT 90B100
	Amplitudenspeicher 2 (Signalauswahl mit Parameter 6404) über 90% Verteilung.

Gruppe 81: PFC REGELUNG

In dieser Gruppe wird die Pumpen-Lüfter-Regelung (PFC) definiert. Die wesentlichen Merkmale der PFC-Regelung sind:

- Der ACS550 regelt den Motor von Pumpe 1 durch Änderung der Motordrehzahl und damit die Pumpenkapazität. Dieser Motor ist drehzahlgeregelt.
- Die Motoren von Pumpe 2, 3, usw. werden direkt ans Netz geschaltet. Der ACS550 schaltet Pumpe 2 (und dann Pumpe 3, usw.) wie erforderlich ein und aus. Diese Motoren sind Hilfsmotoren.
- Der PID-Regler des ACS550 verwendet zwei Signale: einen Prozess-Sollwert und einen Prozess-Istwert. Der PID-Regler stellt die Drehzahl (Frequenz) der ersten Pumpe so ein, dass der Istwert dem Prozess-Sollwert folgt.
- Wenn der Bedarf (vom Prozess-Sollwert festgelegt) die Leistung des ersten Motors übersteigt (vom Benutzer als Frequenz-Grenzwert festgelegt), startet die PFC-Regelung automatisch die Hilfspumpe. Die PFC reduziert die Drehzahl und damit die Fördermenge der ersten Pumpe als Ausgleich für den Beitrag der Fördermenge der Hilfspumpe zur Gesamtfördermenge. Dann stellt der PID-Regler wie zuvor die Drehzahl (Frequenz) der ersten Pumpe so ein, dass der Istwert dem Prozess-Sollwert folgt. Wenn der Bedarf weiter steigt, schaltet die PFC weitere Hilfspumpen auf die gleiche Weise zu.
- Bei einem Rückgang des Fördermengenbedarfs, der dazu führt, dass die Drehzahl der ersten Pumpe unter den Minimalgrenzwert fällt (vom Benutzer mit einem Frequenz-Grenzwert festgelegt), stoppt die PFC Regelung automatisch eine der Hilfspumpen. Außerdem erhöht die PFC auch die Drehzahl der ersten Pumpe, um die fehlende Fördermenge der Hilfspumpe auszugleichen.
- Die Verriegelungsfunktion identifiziert (sofern aktiviert) Motoren, die offline (außer Betrieb) sind, und die PFC-Regelung geht über zum nächsten verfügbaren Motor in der Reihe.
- Die automatische Wechselfunktion (sofern aktiviert und mit der entsprechenden Schalteinrichtung ausgestattet) verteilt die Betriebszeit gleichmäßig zwischen den Pumpenmotoren. Beim automatischen Wechsel wird die Position der einzelnen

Motoren jeweils um eine erhöht – der drehzahlgeregelte Motor wird zum letzten Hilfsmotor, der erste Hilfsmotor wird zum drehzahlgeregelten Motor usw.

Code Beschreibung

8103 SOLLW STUFE 1

Definiert einen in Prozent angegebenen Wert, der zu dem Prozess-Sollwert hinzu addiert wird.

- Gilt nur, wenn mindestens ein Hilfsmotor (Konstantdrehzahl) läuft.
- Der Standardwert ist 0%.

Beispiel:Ein ACS550 treibt drei parallele Pumpen an, die den Wasserdruck in einer Leitung aufrechterhalten.

- 4011 Der konstante Drucksollwert, der den Druck in der Leitung regelt, wird durch Parameter 4011 INT.SOLLWERT definiert.
- Bei niedrigem Wasserverbrauch läuft nur die drehzahlgeregelte Pumpe.
- Steigt der Wasserverbrauch, werden die mit Konstantdrehzahl arbeitenden Pumpen eingeschaltet, zuerst nur eine Pumpe, bei Bedarf auch die andere Pumpe.
- Bei steigendem Wasserdurchfluss erhöht sich der Druckverlust zwischen Leitungsanfang (Messpunkt) und Leitungsende. In dem Maße wie Hilfsmotoren zur Erhöhung des Durchflusses zugeschaltet werden, wird der Sollwert besser an den Ausgangsdruck angepasst.
- Wenn die erste Hilfspumpe in Betrieb ist, muss der Sollwert mit Parameter 8103 SOLLW STUFE 1 erhöht werden.
- Wenn zwei Hilfspumpen in Betrieb sind, muss der Sollwert mit Parameter 8103 SOLLW STUFE 1 + Parameter 8104 SOLLW STUFE 2 erhöht werden.
- Wenn drei Hilfspumpen in Betrieb sind, muss der Sollwert mit Parameter 8103 SOLLW STUFE 1 + Parameter 8104 SOLLW STUFE 2 + Parameter 8105 SOLLW STUFE 3 erhöht werden.

8104 SOLLW STUFE 2

Definiert einen in Prozent angegebenen Wert, der zu dem Prozess-Sollwert hinzu addiert wird.

- · Gilt nur wenn mindestens zwei Hilfsmotoren (Konstantdrehzahl) laufen.
- Siehe Parameter 8103 SOLLW STUFE 1.

8105 SOLLW STUFE 3

Definiert einen in Prozent angegebenen Wert, der zu dem Prozess-Sollwert hinzu addiert wird.

- · Gilt nur wenn mindestens drei Hilfsmotoren (Konstantdrehzahl) laufen.
- Siehe Parameter 8103 SOLLW STUFE 1.

8109 START FREQ 1

Definiert einen Frequenz-Grenzwert, der für den Start des ersten Hilfsmotors verwendet wird. Der erste Hilfsmotor läuft an, wenn:

- Kein Hilfsmotor läuft.
- Die Ausgangsfrequenz des ACS550 überschreitet den Grenzwert:

8109 + 1 Hz.

 Die Ausgangsfrequenz für zumindest für folgende Zeitspanne über dem Grenzwert

(8109 - 1 Hz) bleibt: 8115 HILFSM START V.

Beim ersten Start des Hilfsmotors:


- Die Ausgangsfrequenz nimmt ab um den Wert = (8109 START FREQ 1) - (8112 UNTERE FREQ 1).
- Tatsächlich wird der Ausgang des drehzahlgeregelten Motors gesenkt, um so den Eingang des Hilfsmotors auszugleichen.

Siehe Abbildung, dabei sind:

- A = (8109 START FREQ 1) (8112 UNTERE FREQ 1)
- B = Erhöhung der Ausgangsfrequenz während der Startverzögerung.
- C = Diagramm zeigt Betriebsstatus des Hilfsmotors bei steigender Frequenz (1 = ein).

Hinweis: Der Wert von 8109 start freq 1 muss zwischen:

- 8112 UNTERE FREQ 1
- (2008 MAXIMUM FREQ) -1 liegen.



8110 **START FREQ 2**

Definiert einen Freguenz-Grenzwert, mit dem der zweite Hilfsmotor gestartet wird.

Komplette Beschreibung des Betriebs siehe 8109 START FREQ 1.

Der zweite Hilfsmotor startet, wenn:

- ein Hilfsmotor läuft.
- Die Ausgangsfrequenz des ACS550 überschreitet den Grenzwert: 8110 + 1.
- Die Ausgangsfrequenz bleibt oberhalb des Grenzwertes (8111 1 Hz) für mindestens die Zeit: 8115 HILFSM START V.

8111 **START FREQ 3**

Definiert einen Frequenz-Grenzwert, mit dem der dritte Hilfsmotor gestartet wird.

Komplette Beschreibung des Betriebs siehe 8109 START FREQ 1.

Der dritte Hilfsmotor wird gestartet, wenn:

- Zwei Hilfsmotoren laufen.
- Die Ausgangsfrequenz des ACS550 überschreitet den Grenzwert: 8111 + 1 Hz.
- Die Ausgangsfrequenz bleibt oberhalb des Grenzwertes (8111 1 Hz) für mindestens die Zeit: 8115 HILFSM START V.

8112 UNTERE FREQ 1

Definiert den zum Stop des ersten Hilfsmotors verwendeten Frequenz-Grenzwert. Der erste Hilfsmotor wird gestoppt, wenn:

- · Nur ein (der erste) Hilfsmotor läuft.
- Die Ausgangsfrequenz des ACS550 fällt unter den Grenzwert: 8112 - 1.
- Die Ausgangsfrequenz bleibt mindestens für die mit (8112 + 1 Hz) festgelegte Zeit unter dem Grenzwert: 8116 HILFSM STOP V.

Nach dem Stop des ersten Hilfsmotors:

- Die Ausgangsfrequenz wird um die Differenz = (8109 START FREQ 1) - (8112 UNTERE FREQ 1) erhöht.
- Tatsächlich wird die Leistung des drehzahlgeregelten Motors erhöht, um den Wegfall des Hilfsmotors auszugleichen.

Siehe Abbildung, dabei sind:

- A = (8109 START FREQ 1) (8112 UNTERE FREQ 1)
- B = Die Ausgangsfrequenz sinkt w\u00e4hrend der Stop-Verz\u00f6gerung.
- C = Das Diagramm zeigt den Betriebsstatus des Hilfsmotors bei sich vermindernder Frequenz (1 = ein).
- Graue Linie = Hysterese bei Zeitumkehr ist der

zurückführende Pfad nicht der gleiche. Einzelheiten über den Startpfad siehe Diagramm unter 8109 START FREQ 1.



- (2007 MINIMUM FREQ) +1.
- 8109 START FREQ 1 liegen.

8113 UNTERE FREQ 2

Definiert den zum Stop des zweiten Hilfsmotors verwendeten Frequenz-Grenzwert.

• Komplette Beschreibung des Betriebs siehe 8112 UNTERE FREQ 1.

Der zweite Hilfsmotor wird gestoppt, wenn:

- Zwei Hilfsmotoren laufen.
- Die Ausgangsfrequenz des ACS550 fällt unter den Grenzwert: 8113 1.
- Die Ausgangsfrequenz bleibt unterhalb des Grenzwertes (8113 + 1 Hz) für mindestens die Zeit: 8116 нісьям втор v.


8114 UNTERE FREQ 3

Definiert den zum Stop des dritten Hilfsmotors verwendeten Frequenz-Grenzwert.

Komplette Beschreibung des Betriebs siehe 8112 UNTERE FREQ 1.

Der dritte Hilfsmotor wird gestoppt, wenn:

- Drei Hilfsmotoren laufen.
- Die Ausgangsfrequenz des ACS550 fällt unter den Grenzwert: 8114 1.
- Die Ausgangsfrequenz bleibt unterhalb des Grenzwertes (8114 + 1 Hz) für mindestens die Zeit: 8116 HILFSM STOP



8115 HILFSM START V

Definiert die Startverzögerung für die Hilfsmotoren.

- Die Ausgangsfrequenz muss für diese Zeitspanne vor dem Start der Hilfsmotoren über den Grenzwert für die Startfrequenz (Parameter 8109, 8110 oder 8111) liegen.
- Komplette Beschreibung des Betriebs siehe 8109 START FREQ 1.

8116 HILFSM STOP V

Definiert die Stopverzögerung für die Hilfsmotoren.

- Die Ausgangsfrequenz muss für diese Zeitspanne vor dem Stop der Hilfsmotoren unter dem Frequenz-Grenzwert (Parameter 8112 8113, oder 8114) liegen.
- Komplette Beschreibung des Betriebs siehe 8112 UNTERE FREQ 1.

8117 ANZ HILFSMOTORE


Definiert die Anzahl der Hilfsmotoren.


- Für jeden Hilfsmotor ist ein Relaisausgang erforderlich, über den der Antrieb die Start/Stop-Signale ausgibt.
- Für die automatische Wechselfunktion wird, falls sie verwendet wird, ein zusätzlicher Relaisausgang für den drehzahlgeregelten Motor benötigt.
- Nachfolgend wird die Einrichtung der benötigten Relaisausgänge beschrieben.

Relaisausgänge

Wie bereits festgestellt, benötigt der Hilfsmotor einen Relaisausgang, über den der Antrieb die Start/Stop-Signale ausgibt. Nachfolgend wird beschrieben, wie der Antrieb den Motor und die Relais überwacht.

- Der ACS550 besitzt die Relaisausgänge RO1...RO3.
- Ein externes Digitalausgangsmodul (ÖREL-01) kann für die Bereitstellung der Relaisausgänge RO4...RO6 hinzugefügt werden.
- Die Parameter 1401...1403 und 1410...1412 definieren, wie die Relais RO1...RO6 verwendet werden Parameterwert 31 PFC definiert das für PFC verwendete Relais.
- Der ACS550 weist die Hilfsmotoren den Relais in aufsteigender Reihenfolge zu. Wenn die automatische Wechselfunktion gesperrt ist, wird der erste Hilfsmotor an das erste Relais mit der Parametereinstellung = 31 PFC usw. angeschlossen. Bei Verwendung der automatischen Wechselfunktion wird die Zuordnung regelmäßig geändert. Zunächst wird der drehzahlgeregelte Motor an das erste Relais mit der Parametereinstellung = 31 PFC angeschlossen, der erste Hilfsmotor wird an das zweite Relais mit der Parametereinstellung = 31 PFC usw. angeschlossen.





Standard-PFC-Modus

PFC mit autom. Wechselfunktion

• Der vierte Hilfsmotor verwendet die gleichen Werte für Sollwertsprung, die untere Frequenz und die Startfrequenz wie der dritte Hilfsmotor.

In der folgenden Tabelle wird die Belegung für einige typische Einstellungen der Relaisausgangsparameter (1401...1403 und 1410...1412) dargestellt. Die Einstellung ist entweder =31 (PFC), oder =X (ein anderer Wert als 31). Die automatische Wechselfunktion ist abgeschaltet (8118 AUTOWECHSEL BER = 0,0).

Pa	Parametereinstellung						ACS550 Relaisbelegung					
1	1	1	1	1	1	8		Auto	wechsel	abgesch	altet	
4	4	4	4	4	4	1	RO1	RO2	RO3	RO4	RO5	RO6
0	0	0	1	1	1	1						
1	2	3	0	1	2	7						
31	Х	Х	Х	Х	Х	1	Hilfs-	Х	Х	Х	Х	Х
31	31	Χ	Х	Χ	Χ	2	Hilfs-	Hilfs-	Х	Х	Х	Х
31	31	31	Х	Χ	Χ	3	Hilfs-	Hilfs-	Hilfs-	Х	Х	Х
Х	31	31	Х	Х	Χ	2	Х	Hilfs-	Hilfs-	Х	Х	X
Χ	Х	Χ	31	Х	31	2	Х	Х	Х	Hilfs-	Х	Hilfs-
31	31	Χ	Х	Χ	Χ	1*	Hilfs-	Hilfs-	Х	Х	Х	Х

^{* =} Ein zusätzlicher Relaisausgang für PFC verwendet. Ein Motor ist im "Ruhezustand/Schlaf", wenn der andere in Betrieb ist.

• n der folgenden Tabelle wird die Belegung für einige typische Einstellungen der Relaisausgangsparameter (1401...1403 und 1410...1412) dargestellt. Die Einstellung ist entweder =31 (PFC), oder =X (ein anderer Wert als 31). Die automatische Wechselfunktion ist eingeschaltet (8118 AUTOWECHSEL BER = Wert > 0,0).

Pa	Parametereinstellung						ACS550 Relaisbelegung					
1	1	1	1	1	1	8		Autowechsel angeschaltet				
4	4	4	4	4	4	1	RO1	RO2	RO3	RO4	RO5	RO6
0	0	0	1	1	1	1						
1	2	3	0	1	2	7						
31	31	Х	Х	Χ	Х	1	PFC	PFC	Х	Х	Х	Χ
31	31	31	Χ	Χ	Х	2	PFC	PFC	PFC	Х	Х	Х
Χ	31	31	Χ	Χ	Χ	1	Х	PFC	PFC	Х	Х	Х
X	Χ	Х	31	Χ	31	1	Х	Х	Х	PFC	Х	PFC
31	31	Х	Χ	Χ	Х	0**	PFC	PFC	Х	Х	Х	Х

^{** =} Keine Hilfsmotoren, aber die Autowechsel-Funktion wird verwendet. Sie arbeitet als Standard-PID-Regler.


8118 AUTOWECHSEL BER

Steuert den Betrieb der automatischen Wechselfunktion und stellt das Intervall zwischen den Wechseln ein.

- Das Intervall für den automatischen Wechsel gilt nur für die Phase, in der der drehzahlgeregelte Motor läuft.
- Übersicht über die automatische Wechselfunktion siehe Parameter 8119 AUTOWECHSEL WER.
- Der ACS550 lässt bei Ausführung des automatischen Wechsels den Motor immer bis zum Stillstand austrudeln.
- Damit der automatische Wechsel aktiv ist, muss Parameter 8120 VERRIEGELUNGEN = Wert > 0 gesetzt sein.
- -0.1 = TEST MODUS Setzt das Intervall auf einen Wert von 36...48 s.
- 0.0 = = KEINE AUSW Sperrt die automatische Wechselfunktion.
- 0.1...336 –Zeitintervall (Zeit, in der das Startsignal aktiv ist) zwischen den automatischen Motorwechseln.



WARNUNG! Wenn die automatische Wechselfunktion verwendet wird, sind Verriegelungen notwendig (8120 VERRIEGELUNGEN = Wert > 0). Während des automatischen Wechsels unterbrechen die



PFC mit autom. Wechselfunktion

Verriegelungen den Ausgang des Antriebs, der ACS550 lässt den Motor bis zum Stillstand austrudeln, und verhindern somit eine Beschädigung der Kontakte.

8119 AUTOWECHSEL WER

Definiert einen oberen Grenzwert als Prozentsatz der Ausgangsleistung für die Autowechsel-Logik. Wenn der Ausgang des PID/PFC-Regelblocks diesen Grenzwert überschreitet, ist der Autowechsel-Betrieb nicht möglich. Beispiel: Verwenden Sie diesen Parameter, um den automatischen Wechsel zu verhindern, wenn das Pumpen-Lüfter-System nahe der maximalen Kapazität läuft.

Übersicht über den automatischen Wechsel

Durch den Autowechsel soll sichergestellt werden dass alle Motoren annähernd die gleiche Betriebszeit aufweisen. Bei jedem Autowechsel:

- wird ein anderer Motor an den Ausgang des ACS550 angeschlossen als drehzahlgeregelter Motor,
- die Startreihenfolge der anderen Motoren wird geändert.

Die automatische Wechselfunktion erfordert:

- Eine externe Schalteinrichtung zur Änderung der Ausgangsanschlüsse des Antriebs.
- Parameter 8120 VERRIEGELUNGEN = Wert > 0.

Durchführung des automatischen Wechsels wenn:

- die seit dem letzten Autowechsel laufende Zeit die mit 8118 AUTOWECHSEL BER eingestellte Zeit erreicht ist.
- Der PFC-Eingang unter dem mit diesem Parameter 8119 AUTOWECHSEL WER eingestellten Wert liegt.

Hinweis: Der ACS550 lässt den Motor immer austrudeln, wenn der Autowechsel durchgeführt wird.


Während des automatischen Wechsels werden folgende Schritte durchgeführt (siehe Abbildung):

- Ein Wechsel wird eingeleitet, wenn die seit dem letzten automatischen Wechsel laufende Zeit 8118 AUTOWECHSEL BER erreicht wird und der PFC-Eingang unter dem Grenzwert 8119 AUTOWECHSEL WER liegt.
- Stop des drehzahlgeregelten Motors.
- Abschalten des Schützes des drehzahlgeregelten Motors.
- Erhöhung der Zählers der Startreihenfolge, um die Startreihenfolge der Motoren zu ändern.
- Der nächste Motor in der Reihe wird zum drehzahlgeregelten Motor bestimmt.
- Abschaltung des Schützes des oben genannten Motors, falls der Motor lief. Andere, laufende Motoren werden nicht abgeschaltet.
- Einschalten des Schützes des neuen drehzahlgeregelten Motors. Die Schalteinrichtung für den Autowechsel verbindet diesen Motor mit dem Ausgang des ACS550.
- Der Start des Motors wird um 8122 PFC START VERZ verzögert.
- Start des drehzahlgeregelten Motors.
- Bestimmung des nächsten Motors mit Konstantdrehzahl in der Reihe.
- Einschalten des oben genannten, drehzahlgeregelten Motors, jedoch nur, wenn der neue drehzahlgeregelte Motor (als Konstantdrehzahlmotor) lief. – Nach diesem Schritt läuft die gleiche Anzahl von Motoren wie vor dem Autowechsel.
- Fortsetzung des normalen PFC-Betriebs.


Startreihenfolge-Zähler

Funktion des Startreihenfolge-Zählers:

- Die Definitionen der Relaisausgangsparameter (1401...1403 und 1410...1412)) legen die erste Motorsequenz fest. (Die niedrigste Parameternummer mit Wert 31 (PFC) bestimmt das an 1PFC, den ersten Motor. angeschlossene Relais usw.)
- Zunächst ist 1PFC = drehzahlgeregelter Motor, 2PFC = erster Hilfsmotor usw
- Der erste Autowechsel verschiebt die Reihenfolge auf: 2PFC = drehzahlgeregelter Motor, 3PFC = erster Hilfsmotor, ..., 1PFC = letzter Hilfsmotor
- Der nächste Autowechsel verschiebt die Reihenfolge wieder usw.
- Wenn der Autowechsel einen benötigten Motor nicht starten kann, weil alle inaktiven Motoren gesperrt sind, meldet der ACS550 einen Alarm (2015, PFC I SPERRE).



- Wenn die Spannungsversorgung des ACS550 abgeschaltet wird, werden die Werte des Zählers des Autowechsel Intervalls gespeichert. Nach dem Wiedereinschalten setzt der Zähler mit diesen Werten seinen Betrieb fort.
- Wenn die Konfiguration des PFC-Relais geändert wird (oder wenn der Wert für die PFC-Freigabe geändert wird), wird der Wechsel zurückgesetzt. (Siehe oben erster Punkt.)



- A = Bereich oberhalb von 8119 AUTOWECHSEL BER automatischer Wechsel nicht zulässig.
- B = automatischer Wechsel.
- 1PFC, usw. = ein jedem Motor zugeordneter PID-Ausgang.

8120 VERRIEGELUNGEN

Steuert die Anwendung der Verriegelungsfunktion. Wenn die Verriegelungsfunktion freigegeben ist:

- Eine Verriegelung ist aktiv, wenn das Befehlssignal fehlt.
- Eine Verriegelung ist nicht aktiv, wenn das Befehlssignal ansteht.
- Der ACS550 startet bei einem Startbefehl nicht, wenn die Verriegelung des drehzahlgeregelten Motors aktiv ist auf dem Bedienpanel wird eine Warnmeldung (2015, PFC I SPERRE) angezeigt.

Die Verriegelungskreise sind, wie folgt, zu verdrahten:

- Einen Kontakt des Motorschützes mit dem Verriegelungskreis verbinden die PFC-Logik des Antriebs kann dann erkennen, dass der Motor ausgeschaltet ist und kann den nächsten verfügbaren Motor starten.
- Einen Kontakt des Motorschutzrelais (oder des Schutzgerätes im Motorkreis) mit dem Verriegelungseingang verbinden – die PFC-Logik des Antriebs kann erkennen, wenn eine Motorstörung ansteht und den Motor stoppen.
- 0 = KEINE AUSW Sperrt die Verriegelungsfunktion. Alle Digitaleingänge stehen für andere Zwecke zur Verfügung:
 - Voraussetzung 8118 AUTOWECHSEL BER = 0,0 (die automatische Wechselfunktion muss gesperrt werden, wenn die Verriegelungsfunktion gesperrt ist).
- 1 = DI1 Die Verriegelungsfunktion wird genutzt und weist dem Verriegelungssignal jedes PFC-Relais einen Digitaleingang zu (beginnend mit DI1). Diese Belegungen sind in der folgenden Tabelle definiert und hängen ab von:
 - Der Anzahl der PFC-Relais (Wert von Parameter 1401...1403 und 1410...1412 = 31 (PFC)
 - Dem Status der Autowechsel-Funktion (gesperrt, wenn 8118 AUTOWECHSEL BER = 0,0 und sonst aktiviert)

Anz. PFC- Relais	Autowechsel abgeschaltet (P 8118)	Autowechsel eingeschaltet (P 8118)
0	DI1: Drehzahlgereg. Motor DI2DI6: Frei	Nicht zulässig
1	DI1: Drehzahlgereg. Motor DI2: Erstes PFC-Relais DI3DI6:Frei Frei	DI1: Erstes PFC-Relais DI2DI6:Frei Frei
2	DI1: Drehzahlgereg. Motor DI2: Erstes PFC-Relais DI3: Zweites PFC-Relais DI4DI6: Frei	DI1: Erstes PFC-Relais DI2: Zweites PFC-Relais DI3DI6: Frei
3	DI1: Drehzahlgereg. Motor DI2: Erstes PFC-Relais DI3: Zweites PFC-Relais DI4: Drittes PFC-Relais DI5DI6: Frei	DI1: Erstes PFC-Relais DI2: Zweites PFC-Relais DI3: Drittes PFC-Relais DI4DI6: Frei
4	DI1: Drehzahlgereg. Motor DI2: Erstes PFC-Relais DI3: Zweites PFC-Relais DI4: Drittes PFC-Relais DI5: Viertes PFC-Relais DI6: Frei	DI1: Erstes PFC-Relais DI2: Zweites PFC-Relais DI3: Drittes PFC-Relais DI4: Viertes PFC-Relais DI5DI6: Frei
5	DI1: Drehzahlgereg. Motor DI2: Erstes PFC-Relais DI3: Zweites PFC-Relais DI4: Drittes PFC-Relais DI5: Viertes PFC-Relais DI6: Fünftes PFC-Relais	DI1: Erstes PFC-Relais DI2: Zweites PFC-Relais DI3: Drittes PFC-Relais DI4: Viertes PFC-Relais DI5: Fünftes PFC-Relais DI6: Frei
6	Nicht zulässig	DI1: Erstes PFC-Relais DI2: Zweites PFC-Relais DI3: Drittes PFC-Relais DI4: Viertes PFC-Relais DI5: Fünftes PFC-Relais DI6: Sechstes PFC-Relais

- 2 = DI2 Die Verriegelungsfunktion wird genutzt und weist dem Verriegelungssignal jedes PFC-Relais einen Digitaleingang zu (beginnend mit DI2). Diese Belegungen sind in der folgenden Tabelle definiert und hängen ab von:
 - Der Anzahl der PFC-Relais (Wert von Parameter 1401...1403 und 1410...1412 = 31 (PFC)
 - Dem Status der Autowechsel-Funktion (gesperrt, wenn 8118 AUTOWECHSEL BER = 0,0 und sonst aktiviert)

Anz. PFC- Relais	Autowechsel abgeschaltet (P 8118)	(P 8118)		
0	DI1: Frei DI2: Drehzahlgereg. Motor DI3DI6: Frei	Nicht zulässig		
1	DI1: Frei DI2: Drehzahlgereg. Motor DI3: Erstes PFC-Relais DI4DI6:Frei Frei	DI1: Frei DI2: Erstes PFC-Relais DI3DI6:Frei Frei		
2				
3	DI1: Frei DI2: Drehzahlgereg. Motor DI3: Erstes PFC-Relais DI4: Zweites PFC-Relais DI5: Drittes PFC-Relais DI6: Frei	DI1: Frei DI2: Erstes PFC-Relais DI3: Zweites PFC-Relais DI4: Drittes PFC-Relais DI5DI6: Frei		
4	DI1: Frei DI2: Drehzahlgereg. Motor DI3: Erstes PFC-Relais DI4: Zweites PFC-Relais DI5: Drittes PFC-Relais DI6: Viertes PFC-Relais	DI1: Frei DI2: Erstes PFC-Relais DI3: Zweites PFC-Relais DI4: Drittes PFC-Relais DI5: Viertes PFC-Relais DI6: Frei		
5	Nicht zulässig	DI1: Frei DI2: Erstes PFC-Relais DI3: Zweites PFC-Relais DI4: Drittes PFC-Relais DI5: Viertes PFC-Relais DI6: Fünftes PFC-Relais		
6	Nicht zulässig	Nicht zulässig		

- 3 = Di3 Die Verriegelungsfunktion wird genutzt und weist dem Verriegelungssignal jedes PFC-Relais einen Digitaleingang zu (beginnend mit Di3). Diese Belegungen sind in der folgenden Tabelle definiert und hängen ab von:
 - Der Anzahl der PFC-Relais (Wert von Parameter 1401...1403 und 1410...1412 = 31 (PFC)
 - Dem Status der Autowechsel-Funktion (gesperrt, wenn 8118 AUTOWECHSEL BER = 0,0 und sonst aktiviert)

Anz. PFC- Relais	Autowechsel abgeschaltet (P 8118)	Autowechsel eingeschaltet (P 8118)
0	DI1DI2: Frei DI3: Drehzahlgereg. Motor DI4DI6: Frei	Nicht zulässig
1	DI1DI2: Frei DI3: Drehzahlgereg. Motor DI4: Erstes PFC-Relais DI5DI6:Frei Frei	
2	DI1DI2: Frei DI3: Drehzahlgereg. Motor DI4: Erstes PFC-Relais DI5: Zweites PFC-Relais DI6: Frei	DI1DI2: Frei DI3: Erstes PFC-Relais DI4: Zweites PFC-Relais DI5DI6: Frei
3	DI1DI2: Frei DI3: Drehzahlgereg. Motor DI4: Erstes PFC-Relais DI5: Zweites PFC-Relais DI6: Drittes PFC-Relais	DI1DI2: Frei DI3: Erstes PFC-Relais DI4: Zweites PFC-Relais DI5: Drittes PFC-Relais DI6: Frei
4	Nicht zulässig	DI1DI2: Frei DI3: Erstes PFC-Relais DI4: Zweites PFC-Relais DI5: Drittes PFC-Relais DI6: Viertes PFC-Relais
56	Nicht zulässig	Nicht zulässig

- 4 = DI4 Die Verriegelungsfunktion wird genutzt und weist dem Verriegelungssignal jedes PFC-Relais einen Digitaleingang zu (beginnend mit DI4). Diese Belegungen sind in der folgenden Tabelle definiert und hängen ab von:
 - Der Anzahl der PFC-Relais (Wert von Parameter 1401...1403 und 1410...1412 = 31 (PFC)
 - Dem Status der Autowechsel-Funktion (gesperrt, wenn 8118 AUTOWECHSEL BER = 0,0 und sonst aktiviert)

Anz. PFC- Relais	Autowechsel abgeschaltet (P 8118)	Autowechsel eingeschaltet (P 8118)
0	DI1DI3: Frei DI4: Drehzahlgereg. Motor DI5DI6: Frei	Nicht zulässig
1	DI1DI3: Frei DI4: Drehzahlgereg. Motor DI5: Erstes PFC-Relais DI6: Frei	DI1DI3: Frei DI4: Erstes PFC-Relais DI5DI6:Frei Frei
2	DI1DI3: Frei DI4: Drehzahlgereg. Motor DI5: Erstes PFC-Relais DI6: Zweites PFC-Relais	DI1DI3: Frei DI4: Erstes PFC-Relais DI5: Zweites PFC-Relais DI6: Frei
3	Nicht zulässig	DI1DI3: Frei DI4: Erstes PFC-Relais DI5: Zweites PFC-Relais DI6: Drittes PFC-Relais
46	Nicht zulässig	Nicht zulässig

- 5 = DI5 Die Verriegelungsfunktion wird genutzt und weist dem Verriegelungssignal jedes PFC-Relais einen Digitaleingang zu (beginnend mit DI5). Diese Belegungen sind in der folgenden Tabelle definiert und hängen ab von:
 - Der Anzahl der PFC-Relais (Wert von Parameter 1401...1403 und 1410...1412 = 31 (PFC)
 - Dem Status der Autowechsel-Funktion (gesperrt, wenn 8118 AUTOWECHSEL BER = 0,0 und sonst aktiviert)

Anz. PFC- Relais	Autowechsel abgeschaltet (P 8118)	Autowechsel eingeschaltet (P 8118)
0	DI1DI4: Frei DI5: Drehzahlgereg. Motor DI6: Frei	Nicht zulässig
1	DI1DI4: Frei DI5: Drehzahlgereg. Motor DI6: Erstes PFC-Relais	DI1DI4: Frei DI5: Erstes PFC-Relais DI6: Frei
2	Nicht zulässig	DI1DI4: Frei DI5: Erstes PFC-Relais DI6: Zweites PFC-Relais
36	Nicht zulässig	Nicht zulässig

- 6 = Dı6 Die Verriegelungsfunktion wird genutzt und weist dem Verriegelungssignal für den drehzahlgeregelten Motor Digitaleingang Dı6 zu.
 - Voraussetzung 8118 AUTOWECHSEL BER = 0,0.

	Autowechsel abgeschaltet	Autowechsel eingeschalte	
Relais			
		Nicht zulässig	
	Di6: Drehzahlgereg. Motor		
1		DI1DI5: Frei	
	-	Di6: Erstes PFC-Relais	
26	Nicht zulässig	Nicht zulässig	


8121 GEREGEL, BYPASS

Wählt die Bypass-Steuerung. Die Bypass-Steuerung stellt eine einfache Steuerungsvorrichtung ohne PID-Regler dar.

Die Bypass-Steuerung darf nur bei speziellen Applikationen verwendet werden.

- 0 = NEIN Der PID-Regler wird verwendet. Der Frequenzumrichter verwendet den normalen PFC-Sollwert: 1106 AUSW.EXT SOLLW 2.
- 1 = JA Die Bypass-Steuerung wird verwendet.
- Der PID-Regler wird umgangen
 Der PID-Istwert wird als PFC-Sollwert (Eingang)
 verwendet. Normalerweise wird EXT SOLLW2 als
 PFC-Sollwert verwendet.
- Der ACS550 verwendet das mit 4014 ISTWERT AUSWAHL (oder 4114) definierte Istwertsignal für den PFC-Frequenzsollwert.
- Die Abbildung stellt die Relation zwischen dem Regelsignal 4014 ISTWERT AUSWAHL (ODER 4114) und der Frequenz des drehzahlgeregelten Motors in einem aus drei Motoren bestehendem System dar.


Beispiel: In dem folgenden Schaltbild wird die Fördermenge der Pumpstation (Auslasspumpe) über die gemessene Einlassmenge (A) geregelt.



A = keine Hilfsmotoren in Betrieb

B = ein Hilfsmotor in Betrieb

C = zwei Hilfsmotoren in Betrieb



8122 PFC START VERZ

Definiert die Startverzögerung für die drehzahlgeregelten Motoren im System. Bei Verwendung der Verzögerung arbeitet der ACS550, wie folgt:

- Das Schütz des drehzahlgeregelten Motors wird eingeschaltet und verbindet den Motor mit dem ACS550.
- Der Start des Motors wird um 8122 PFC START VERZ Verzögert.
- Start des drehzahlgeregelten Motors.
- Die Hilfsmotoren werden gestartet. Verzögerung siehe Parameter 8115.

WARNUNG! Motoren mit Stern-Dreieck-Anlassern benötigen eine PFC-Startverzögerung.

- Nachdem der Relaisausgang des ACS550 einen Motor eingeschaltet hat, muss der Stern-Dreieck-Anlasser in die Sternschaltung umschalten und dann wieder in die Dreieckschaltung zurück, bevor der ACS550 schaltet.
- Somit muss die PFC-Startverzögerung auf eine längere Zeit als der Stern-Dreieck-Anlasser eingestellt sein.

8123 PFC FREIGABE

Definiert die PFC-Regelung. Bei Freigabe erfolgt PFC-Regelung:

- Konstantdrehzahl-Hilfsmotoren werden bei höherem oder niedrigeren Leistungsbedarf ein- oder ausgeschaltet.
 Parameter 8109 START FREQ 1 bis 8114 UNTERE FREQ 3 definieren die Schaltpunkte bezogen auf die Ausgangsfrequenz des ACS550.
- Die Leistung des drehzahlgeregelten Motors wird reduziert, wenn Hilfsmotoren zugeschaltet werden und die Leistung des drehzahlgeregelten Motors wird erhöht, wenn Hilfsmotoren abgeschaltet werden.
- Verriegelungsfunktionen können verwendet werden.
- Anforderung 9904 MOTOR REGELMODUS = 3 (SCALAR).
- 0 = KEINE AUSW Sperrt die PFC-Regelung/Kaskaden-Regelung.
- 1 = AKTIV Gibt die PFC-Regelung frei.

8124 PFC BESCHL ZEIT


Definiert die PFC-Beschleunigungszeit für eine Frequenzrampe von Null auf Maximum. Diese PFC-Beschleunigungsrampe:

- Gilt für den drehzahlgeregelten Motor, wenn ein Hilfsmotor ausgeschaltet ist.
- ersetzt die in Gruppe 22: RAMPEN definierte Beschleunigungsrampe.
- Gilt nur solange, bis die Leistung des geregelten Motors um einen Betrag ansteigt, der gleich der Leistung des abgeschalteten Hilfsmotors ist. Dann gilt wieder die in Gruppe 22: RAMPEN definierte Beschleunigungsrampe.
- 0 = KEINE AUSW.
- 0.1...1800 Aktiviert diese Funktion mit dem als Beschleunigungszeit eingestellten Wert.



Definiert die PFC-Verzögerungszeit für eine Frequenzrampe von Maximum auf Null. Diese PFC-Verzögerungsrampe:

- Gilt für den drehzahlgeregelten Motor, wenn ein Hilfsmotor eingeschaltet wird.
- ersetzt die in Gruppe 22: RAMPEN definierte Verzögerungsrampe.
- Gilt nur solange, bis die Leistung des geregelten Motors um einen Betrag sinkt, der der Leistung des Hilfsmotors entspricht. Dann gilt wieder die in Gruppe 22: RAMPEN definierte Verzögerungsrampe.
- 0 = KEINE AUSW.
- 0.1...1800 Aktiviert diese Funktion mit dem als Verzögerungszeit eingestellten Wert.



- A = drehzahlgeregelter Motor wird nach den Parametern (2202 oder 2205) in Gruppe 22: RAMPEN beschleunigt.
- B = drehzahlgeregelter Motor wird nach den Parametern (2203 oder 2206) in Gruppe 22: RAMPEN beschleunigt.
- Beim Start des Hilfsmotors wird der drehzahlgeregelte Motor nach 8125 PFC VERZ ZEIT verzögert.
- Beim Stop des Hilfsmotors wird der drehzahlgeregelte Motor nach 8124 PFC BESCHL ZEIT beschleunigt.

8126 **AUTOWECHS TIMER**

Autowechsel-Einstellung mit einer Timer-Funktion. Siehe Parameter 8119 AUTOWECHSEL WER.

0 = KEINE AUSW.

- 1 = ZEIT FUNKT 1 Gibt den Autowechsel frei, wenn die Timer-Funktion 1 aktiviert ist.
- 2...4 = ZEIT FUNKT 2...4 Gibt den Autowechsel frei, wenn Timer-Funktion 2...4 aktiviert ist.

8127 MOTOREN

Einstellung der Istzahl der PFC-geregelten Motoren (maximal 7 Motoren, 1 drehzahlgeregelter Motor, 3 Motoren mit direktem Netzanschluss und 3 Reservemotoren).

- Dieser Wert enthält auch den drehzahlgeregelten Motor.
- Dieser Wert muss der Anzahl der Relais entsprechen, die der PFC-Regelung zugeordnet sind, wenn die Autowechselfunktion verwendet wird.
- Wird die Autowechselfunktion nicht verwendet, muss der drehzahlgeregelte Motor keinen Relaisausgang mit PFC-Zuordnung haben, er muss aber in diesem Wert enthalten sein.

Code	Beschreibung
8128	AUTO WECHSEL
	Einstellen der Startreihenfolge der Hilfsmotoren.
	1 = NACH ZEIT – Gleichmäßig verteilte Betriebszeit ist aktiv. Gleicht die kumulative Betriebszeit der Hilfsmotoren aus
	Die Startfolge hängt von der Betriebszeit der Motoren ab. Der Hilfsmotor mit der kürzesten kumulativen
	Betriebszeit startet zuerst, dann der Motor mit der zweitkürzesten kumulativen Betriebszeit usw. Wenn der Bedarf sinkt, wird zuerst der Motor mit der längsten kumulativen Betriebszeit gestoppt.
	2 = PER RELAIS – Startfolge der Motoren entsprechend der Reihenfolge der Relaisausgänge.
	2 - FER RELAIS - Statitionye dei Mistorien entspreshend dei Reinenionye dei Relaisausyanye.

Gruppe 98: OPTIONEN

In dieser Gruppe werden die Optionen, insbesondere jene zur Freigabe der seriellen Kommunikation mit dem ACS550, konfiguriert.


Code	Beschreibung				
9802	KOMM PROT AUSW				
	Definiert das Kommunikationsprotokoll.				
	0 = KEINE AUSW – Es ist kein Kommunikationsprotokoll ausgewählt.				
	1 = STD MODBUS – Der Frequenzumrichter kommuniziert mit dem Modbus-Protokoll über den RS485-Kanal				
	(Kommunikationsanschluss X1).				
Siehe auch <i>Gruppe 53: EFB PROTOKOLL</i> .					
	4 = EXT FBA – Der Frequenzumrichter kommuniziert über ein Feldbus-Adaptermodul im optionalen Steckplatz 2 des				
	Frequenzumrichters.				
	Siehe auch Gruppe 51: EXT KOMM MODULE.				

Integrierter Feldbus - EFB

Übersicht

Der ACS550 kann für die externe Steuerung über ein System mit serieller Kommunikation eingestellt werden. Bei Nutzung der seriellen Kommunikation kann der ACS550 entweder:

- die gesamten Steuerungsinformationen über den Feldbus empfangen oder
- über den Feldbus und in Kombination mit anderen Steuermöglichkeiten, wie Digital- oder Analogeingänge und das Bedienpanel, gesteuert werden.



Zwei Basiskonfigurationen für die serielle Kommunikation sind verfügbar:

- der Integrierte Feldbus (EFB) verwendet die RS485 Schnittstelle an Klemmen X1:28...32 auf der Steuerkarte, ein Steuerungssystem kann mit dem Frequenzumrichter über das Modbus®-Protokoll kommunizieren. (Protokoll- und Profilbeschreibungen siehe Abschnitte Modbus-Protokoll - Technische Daten und ABB-Steuerungsprofile - Technische Daten in diesem Kapitel.)
- Feldbusadapter (FBA) Siehe Kapitel Feldbus-Adapter auf Seite 247.

Steuerungsschnittstelle

Im Allgemeinen besteht die Basis-Steuerungskommunikation zwischen Modbus und dem Frequenzumrichter aus:

- Ausgangsworte
 - Steuerwort
 - Sollwert 1
 - Sollwert 2
- Eingangsworte
 - Statuswort
 - Istwert 1

- Istwert 2
- Istwert 3
- Istwert 4
- Istwert 5
- Istwert 6
- Istwert 7
- Istwert 8

Der Inhalt dieser Worte wird durch Profile definiert. Detailangaben zu den verwendeten Profilen siehe Abschnitt *ABB-Steuerungsprofile - Technische Daten* auf Seite 233.

Hinweis: Die Worte "Ausgang" und "Eingang" werden aus der Sicht des Feldbus-Controllers verwendet. Ein Ausgang beschreibt z.B. einen Datenfluss vom Feldbus-Controller zum Frequenzumrichter und erscheint als Eingang aus der Sicht des Frequenzumrichters.

Planung

Bei der Netzwerk-Planung sollten folgende Fragen geklärt werden:

- Typ und Anzahl der Geräte, die an das Netzwerk angeschlossen werden müssen?
- Welche Steuerungsinformationen müssen an den Frequenzumrichter übertragen werden?
- Welche Rückinformationen müssen vom Frequenzumrichter an das Steuerungssystem übertragen werden?

Mechanische und elektrische Installation - EFB




WARNUNG! Anschlussarbeiten dürfen nur erfolgen, wenn der Frequenzumrichter von der Spannungsversorgung getrennt ist.

Frequenzumrichter-Anschlüsse 28...32 für die RS485-Kommunikation.

- Verwenden Sie Belden-Kabel 9842 oder ein ähnliches Kabel. Belden 9842 ist ein zweifach verdrilltes, geschirmtes Leiterpaar mit einer Wellenimpedanz von 120 Ohm.
- Verwenden Sie eines dieser verdrillten und geschirmten Paare für die RS485 Verbindung. Mit diesem Paar gemeinsam alle A (-) und alle B (+) Anschlüsse verbinden.
- Einen der Leiter des anderen Paares für die logische Masse (Klemme 31) nutzen, der andere Leiter wird nicht verwendet.
- Das RS485 Netzwerk nicht direkt beliebig erden. Erden Sie alle Geräte am Netzwerk mit ihren jeweiligen Erdungsklemmen.

- Die Erdungsleiter sollten natürlich keinen geschlossenen Kreis bilden und alle Geräte sollten an eine gemeinsame Masse angeschlossen werden.
- Die RS485 Verbindung muss in Prioritätsverkettung ohne Blindleitung erfolgen.
- Zur Unterdrückung von Störungen des Netzwerks die RS485 Verbindung mit 120 Ω Widerständen an beiden Enden des Netzwerks abschließen. Die Abschlusswiderstände werden mit DIP-Schaltern an- oder abgeschaltet. Siehe folgendes Diagramm.



- Beachten Sie die Konfigurationsinformationen in folgenden Abschnitten:
 - Einrichtung der Kommunikation EFB auf Seite 213
 - Antriebssteuerungsfunktionen aktivieren EFB auf Seite 215
 - Die jeweiligen EFB-Protokoll-spezifischen technischen Daten. Zum Beispiel Modbus-Protokoll - Technische Daten auf Seite 224.

Einrichtung der Kommunikation – EFB

Einstellung der seriellen Kommunikation

Um die serielle Kommunikation zu aktivieren, muss Parameter 9802 KOMM PROT AUSW auf 1 (STD MODBUS) eingestellt werden.

Hinweis: Falls die gewünschte Auswahl nicht auf dem Bedienpanel angezeigt wird, hat der Frequenzumrichter die Protokoll-Software nicht im Applikationsspeicher.

Konfiguration der seriellen Kommunikation

Die Einstellung von Par. 9802 stellt automatisch die entsprechenden Standardwerte der Parameter ein, die den Kommunikationsprozess definieren. Diese Parameter und ihre Beschreibung sind in der folgenden Tabelle enthalten. Beachten Sie, dass die jeweilige Stations-ID eingestellt werden muss.

Code	Beschreibung	Protokoll-Standardwert		
Code	Describing	Modbus-		
5301	EFB PROTOKOL ID Enthält die Identifikation und die Programmversion des Protokolls.	Nicht ändern. Jeder Eingabewert ungleich 0 für Parameter 9802 KOMM PROT AUSW stellt diesen Parameter automatisch ein. Das Format ist: XXYY, dabei sind xx = Protokoll-ID und YY = Programmversion.		
5302	EFB STATIONS ID	Für jeden Frequenzumrichter am		
	Legt die Knotenadresse der RS485-Verbindung fest.	Netzwerk einen eigenen Wert bei diesem Parameter eingeben.		
		Bei Auswahl dieses Protokolls ist der Standardwert dieses Parameters: 1		
	Hinweis: Damit eine neue Adresse gültig wird, mus eingeschaltet werden oder 5302 muss erst auf 0 ge eingegeben wird. Bleibt 5302 = 0 wird der RS485 K Kommunikation deaktiviert.	esetzt werden, bevor eine Neue Adresse		
5303	EFB BAUD RATE	Bei Auswahl dieses Protokolls ist der		
	Legt die Übertragungsgeschwindigkeit der RS485- Verbindung in kBits pro Sekunde (kBits/s) fest.	Standardwert dieses Parameters: 9.6		
	1,2 kBits/s 19,2 kBits/s			
	2,4 kBits/s 38,4 kBits/s			
	4,8 kBits/s 57,6 kBits/s			
	9,6 kBits/s 76.8 kBits/s			
5304	EFB PARITY	Bei Auswahl dieses Protokolls ist der		
	Einstellung der Datenlänge, Parität und Stopp- Bits, die bei der RS485-Kommunikation verwendet werden sollen.	Standardwert dieses Parameters: 1		
	Bei allen Online-Stationen müssen die gleichen Einstellungen verwendet werden.			
	0 = 8 KEINE 1 – 8 Datenbits, keine Parität, ein Stoppbit. 1 = 8 KEINE 2 – 8 Datenbits, keine Parität, zwei			
	Stoppbits. 2 = 8 E 1 – 8 Datenbits, gerade Parität, ein Stopp- Bit.			
	3 = 8 O 1 – 8 Datenbits, ungerade Parität, ein Stopp-Bit.			

Code	Panahraihung	Protokoll-Standardwert		
	Beschreibung	Modbus-		
5305	EFB CTRL PROFIL Wählt das von dem EFB-Protokoll verwendete Kommunikationsprofil aus. 0 = ABB DRV LIM – Die Verarbeitung der Steuer-/ Statusworte entspricht dem ABB Drives Profil, wie beim ACS400. 1 = DCU PROFILE – Die Verarbeitung der Steuer-/ Statusworte entspricht dem 32-Bit DCU-Profil. 2 = ABB DRV FULL – Die Verarbeitung der Steuer-/ Statusworte entspricht dem ABB Drives Profil, wie beim ACS600/800.	Bei Auswahl dieses Protokolls ist der Standardwert dieses Parameters: 0		

Hinweis: Nach einer Änderung der Kommunikationseinstellungen muss das Protokoll reaktiviert werden, entweder durch Aus- und erneutes Einschalten des Frequenzumrichters oder durch Löschen und Neueingabe der Stations-ID (5302).

Antriebssteuerungsfunktionen aktivieren – EFB

Steuerung des Frequenzumrichters

Für die Feldbussteuerung verschiedener Funktionen des Frequenzumrichters sind folgende Konfigurationseinstellungen erforderlich:

- Der Frequenzumrichter muss für die Feldbussteuerung der Funktion eingestellt werden
- Als Feldbus-Eingang die für die Steuerung erforderlichen Frequenzumrichterdaten definieren
- Als Feldbus-Ausgang die vom Frequenzumrichter benötigten Steuerdaten definieren.

In den folgenden Abschnitten wird in allgemeiner Darstellung die notwendige Konfiguration für jede Steuerungsfunktion beschrieben. Protokollspezifische Details finden Sie in den Unterlagen, die mit dem FBA-Modul geliefert werden.

Start/Stop-, Drehrichtungssteuerung

Der Feldbus als Steuerquelle für die Steuerung von Start/Stop/Drehrichtung des Frequenzumrichters erfordert:

Die Frequenzumrichter-Parameterwerte wie unten angegeben einzustellen,

 Die Befehle vom Feldbus-Controller müssen richtig adressiert werden. (Die Adresse wird vom Protokoll-Standardwert vorgegeben, der Protokoll-abhängig ist.)

Antriebsparameter		Wert Beschreibung		Modbus ¹ Protokoll- Standardwert	
				ABB DRV	DCU PROFIL
1001	EXT1 BEFEHLE	10 (комм)	Start/Stop vom Feldbus über EXT1 gewählt.	40001 Bits 03	40031 Bits 0, 1
1002	EXT2 BEFEHLE	10 (комм)	Start/Stop vom Feldbus über EXT2 gewählt.	40001 Bits 03	40031 Bits 0, 1
1003	DREHRICHTUNG	3 (ABFRAGE)	Drehrichtung über Feldbus.	4002/4003 ²	40031 Bit 3

Für Modbus kann der Protokoll-Standardwert vom verwendeten Profil abhängig sein, deshalb sind zwei Spalten in diesen Tabellen. Eine Spalte für das ABB-Drives-Profil, gewählt, wenn Parameter 5305 = 0 (ABB DRV LIM) oder 5305 = 2 (ABB DRV FULL). Die andere Spalte für das DCU-Profil, gewählt, wenn Parameter 5305 = 1 (DCU PROFIL). Siehe Abschnitt ABB-Steuerungsprofile - Technische Daten auf Seite 233.

Auswahl des Eingangssollwerts

Damit der Feldbus die Eingangssollwerte des Frequenzumrichters sendet:

- Die Frequenzumrichter-Parameterwerte wie unten angegeben einzustellen,
- Die Feldbus-Controller Sollwert-Wort(e) müssen richtig zugeordnet werden. (Die Adresse wird vom Protokoll-Standardwert vorgegeben, der Protokoll-abhängig ist.)

Antriebsparameter		Wert	Wert Beschreibung		Modbus-Protokoll- Standardwert	
			ABB DRV	DCU PROFIL		
1102	AUSW EXT1/ EXT2	8 (KOMM)	Sollwertsatz-Auswahl vom Feldbus.	40001 Bit 11	40031 Bit 5	
1103	AUSW.EXT SOLLW 1	8 (KOMM)	Eingangssollwert 1 vom Feldbus.	40002		
1106	AUSW.EXT SOLLW 2	8 (KOMM)	Eingangssollwert 2 vom Feldbus.	40003		

Sollwert-Skalierung

Wenn erforderlich, können SOLLWERTE skaliert werden. Siehe jeweils:

- Modbus- Register 40002 in Abschnitt Modbus-Protokoll Technische Daten auf Seite 224
- Sollwert-Skalierung in Abschnitt ABB-Steuerungsprofile Technische Daten auf Seite 233.

² Der Sollwert beinhaltet die Drehrichtungssteuerung – ein negativer Sollwert bedeutet Drehrichtung rückwärts.

Weitere Steuerungen des Frequenzumrichters

Weitere Steuerungen des Frequenzumrichters über den Feldbus erfordern:

- Die Frequenzumrichter-Parameterwerte wie unten angegeben einzustellen,
- Die Befehle vom Feldbus-Controller müssen richtig adressiert werden. (Die Adresse wird vom Protokoll-Standardwert vorgegeben, der Protokoll-abhängig ist.)

Ant	Antriebsparameter		Beschreibung		Protokoll- ardwert
				ABB DRV	DCU PROFIL
1601	FREIGABE	7 (KOMM)	Freigabe vom Feldbus. 40001 Bit		40031 Bit 6 (invertiert)
1604	STÖR QUIT AUSW	8 (KOMM)	Fehlerreset vom Feldbus.	40001 Bit 7	40031 Bit 4
1606	LOKAL GESPERRT	8 (KOMM)	Quelle für Einstellung 'lokal gesperrt' ist der Feldbus.	Nicht zutreffend	40031 Bit 14
1607	PARAM SPEICHERN	1 (SPEICHE RN)	Speichert geänderte Parameter im Festspeicher (danach wird der Wert wieder 0).	41607	
1608	START FREIGABE 1	7 (KOMM)	Quelle für Startfreigabe 1 ist das Feldbus-Befehlswort.	nicht zutreffend.	40032 Bit 2
1609	START FREIGABE 2	7 (KOMM)	Quelle für Startfreigabe 2 ist das Feldbus-Befehlswort.		40032 Bit 3
2013	AUSW MIN MOMENT	7 (комм)	Quelle für die Einstellung des Drehmoment-Minimalwerts ist der Feldbus.		40031 Bit 15
2014	AUSW MAX MOMENT	7 (KOMM)	Quelle für den Drehmoment- Maximalwert ist der Feldbus.		
2201	AUSW RAMPEN 1/2	7 (KOMM)	Quelle für die Rampenpaar- Auswahl ist der Feldbus.		40031 Bit 10

Steuerung der Relaisausgänge

Die Steuerung der Relaisausgänge erfordert:

- · Die Frequenzumrichter-Parameterwerte wie unten angegeben einzustellen,
- Binär codierte Relais-Befehl(e) vom Feldbus entsprechend zuzuordnen. (Die Adresse wird vom Protokoll-Standardwert vorgegeben, der Protokoll-abhängig ist.)

Antriebsparameter		Wert	Wert Beschreibung		Protokoll- rdwert
				ABB DRV	DCU PROFIL
1401	RELAISAUSG 1	35 (комм)	Relaisausgang 1 vom Feldbus gesteuert.	40134 Bit 0 ode	r 00033
1402	RELAISAUSG 2	35 (комм)	Relaisausgang 2 vom Feldbus gesteuert.	40134 Bit 1 ode	r 00034
1403	RELAISAUSG 3	35 (комм)	Relaisausgang 3 vom Feldbus gesteuert.	40134 Bit 2 ode	r 00035
1410 ¹	RELAISAUSG 4	35 (комм)	Relaisausgang 4 vom Feldbus gesteuert.	40134 Bit 3 ode	r 00036
1411 ¹	RELAISAUSG 5	35 (комм)	Relaisausgang 5 vom Feldbus gesteuert.	40134 Bit 4 ode	r 00037
1412 ¹	RELAISAUSG 6	35 (комм)	Relaisausgang 6 vom Feldbus gesteuert.	40134 Bit 5 ode	r 00038

¹ Bei mehr als 3 Relais ist ein Relais-Erweiterungsmodul erforderlich.

Hinweis: Eine Relaisstatus-Rückmeldung ohne Konfiguration tritt auf, wie nachfolgend definiert.

Antriebsparameter		Beschreibung	Modbus- Protokoll- Standardwert	
			ABB DRV	DCU PROFIL
0122	RO 1-3 STATUS	Relais 13 Status.	40122	
0123	RO 4-6 STATUS	Relais 46 Status.	40123	

Steuerung der Analogausgänge

Die Steuerung der Analogausgänge (z.B. PID-Sollwert) über Feldbus erfordert:

- Die Frequenzumrichter-Parameterwerte wie unten angegeben einzustellen,
- Die Analogwert(e) vom Feldbus-Controller entsprechend zuzuordnen. (Die Adresse wird vom Protokoll-Standardwert vorgegeben, der Protokoll-abhängig ist.)

Antriebsparameter		Wert	Beschreibung	Modbus- Protokoll- Standardwert	
				ABB DRV	DCU PROFIL
1501	ANALOGAUSGANG 1	135 (KOMM WERT 1)	Steuerung von Analogausgang 1 durch Schreiben in		-
0135	KOMM WERT 1	_	Parameter 0135.	40135	

Antriebsparameter		Wert	Beschreibung	Modbus- Protokoll- Standardwert	
				ABB DRV	DCU PROFIL
1507	ANALOGAUSGANG 2	136 (KOMM WERT 2)	Steuerung von Analogaus- gang 2 durch Schreiben in		-
0136	KOMM WERT 2	_	Parameter 0136.	4	0136

Sollwertquelle für den PID-Regler

Mit folgenden Einstellungen wird der Feldbus als Sollwertquelle für die PID-Regelung eingestellt:

Antriebsparameter		Wert	Beschreibung	Modbus- Protokoll- Standardwert	
				ABB DRV	DCU PROFIL
4010	SOLLWERT AUSW (Satz 1)	8 (KOMM WERT 1) 9 (KOMM+AI1)	Sollwert ist der Eingangssollwert 2	4	0003
4110	SOLLWERT AUSW (Satz 2)	10 (комм∗аі1)	(+/-/* AI1)		
4210	SOLLWERT AUSW (Ext/ Trim)				

Kommunikationsstörungen

Stellen Sie bei Feldbussteuerung ein, wie der Frequenzumrichter bei Ausfall der Kommunikation reagieren soll.

Antriebsparameter Wert		Wert	Beschreibung
3018	KOMM STÖR FUNK	0 (KEINE AUSW) 1 (FEHLER) 2 (KONSTANTDREHZ 7) 3 (LETZTE DREHZ)	Die entsprechende Frequenzumrichter-Einstellung vornehmen.
3019	KOMM. STÖR ZEIT	Einstellung der Zeitverzögerung, bevor der Frequenzumrichter auf den Ausfall der Kommunikation reagiert.	

Rückmeldung vom Frequenzumrichter – EFB

Vordefinierte Rückmeldung

Eingänge in den Controller (Frequenzumrichterausgänge) haben vordefinierte, vom Protokoll festgelegte Bedeutungen. Für diese Rückmeldung ist keine Konfiguration des Frequenzumrichters erforderlich. In der folgenden Tabelle sind beispielhaft Rückmeldedaten angegeben. Vollständige Liste siehe Eingangswort-/Punkt/ Objektlisten in den technischen Daten für das jeweilige Protokoll auf Seite 224.

	Antriebsparameter	Modbus-Protokoll- Standardwert		
		ABB DRV	DCU PROFIL	
0102	MOTORDREHZAHL	4	0102	
0103	AUSGANGSFREQ	4	0103	
0104	MOTORSTROM	40104		
0105	105 DREHMOMENT 40105		0105	
0106	0106 LEISTUNG 40106		0106	
0107	ZW.KREIS.SPANN	40107		
0109	AUSGANGSSPANNG	40109		
0301	FB CMD WORT1 – Bit 0 (Stop)	40301 Bit 0		
0301	FB CMD WORT1 – Bit 2 (rückw)	40301 Bit 2		
0118	DI1-DI3 STATUS - Bit 0 (DI3)	4	10118	

Hinweis: Bei Modbus, kann auf jeden Parameter mit dem folgenden Format zugegriffen werden: "4" gefolgt von der Parameternummer.

Istwert-Skalierung

Die Skalierung der Istwerte ist protokollabhängig. Generell wird bei Istwerten der Integerwert der Rückmeldung mit der Auflösung des Parameters skaliert. (Siehe Abschnitt *Vollständige Parameterliste* auf Seite 97 für Parameter-Auflösungen.) Beispiel:

Integerwert der Rückmeldung	Parameter- auflösung	(Integerwert der Rückmeldung) · (Parameterauflösung) = skalierter Wert
1	0,1 mA	1 · 0,1 mA = 0,1 mA
10	0,1%	10 · 0,1% = 1%

Wenn Parameter in Prozent angegeben sind , gibt *Vollständige Parameterbeschreibungen* Kapitel Parameterbeschreibungen an, welcher Parameter 100% entspricht. In solchen Fällen wird zur Konvertierung von Prozentwerten in physikalische Einheiten mit dem Parameterwert multipliziert, der für 100% gilt und durch 100% dividiert.

Beispiel:

Integer- wert der Rück- meldung	Parameter- auflösung	Wert des Parameters, der für 100% steht	(Integerwert der Rückmeldung) · (Parameterauflösung) · (Wert von 100% Sollw.) / 100% = skalierter Wert
10	0.1%	1500 Upm ¹	10 · 0.1% · 1500 Upm / 100% = 15 Upm
100	0.1%	500 Hz ²	100 · 0.1% · 500 Hz / 100% = 50 Hz

Als Beispiel wird angenommen, dass als Istwert Parameter 9908 MOTOR NENNDREHZ als 100% Sollwert verwendet wird und dass 9908 = 1500 Upm.

Diagnosen – EFB

Fehlerliste für die Frequenzumrichter-Diagnose

Allgemeine Diagnoseinformationen zum ACS550 enthält das Kapitel *Diagnose* auf Seite *269*. Nachfolgend sind die drei letzten an den Feldbus gesendeten Störmeldungen des ACS550 aufgelistet.

Antriebsparameter		Modbus- Protokoll- Standardwert		
		ABB DRV	DCU PROFIL	
0401	LETZTE STÖRUNG	40401		
0412	2.LETZTE STÖRUNG	40412		
0413	3.LETZTE STÖRUNG	40413		

Diagnose der seriellen Kommunikation

Netzwerkprobleme können zahlreiche Ursachen haben. Hierzu gehören:

- Lose Verbindungen
- Fehlerhafte Verdrahtung (einschließlich vertauschter Leiter)
- Unsachgemäße Erdung
- Doppelt vergebene Stationsnummern
- Fehlerhafte Einrichtung der Frequenzumrichter oder anderer sich im Netzwerk befindender Geräte.

Zu den wichtigsten Diagnosemerkmalen bei der Fehlersuche in einem EFB-Netzwerk gehören die Parameter 5306...5309 der *Gruppe 53: EFB PROTOKOLL*. Kapitel *Vollständige Parameterbeschreibungen* auf Seite *112* enthält eine detaillierte Parameterbeschreibung.

 $^{^2\,}$ Als Beispiel wird angenommen, dass als Istwert Parameter 9907 MOTOR NENNFREQ als 100% Sollwert verwendet wird und dass 9907 = 500 Hz.

Diagnosesituationen

Nachfolgend sind verschiedene Diagnosesituationen – die Symptome und Abhilfemaßnahmen beschrieben.

Normalbetrieb

Während des normalen Betriebs des Netzwerks, haben die Parameterwerte 5306...5309 auf die einzelnen Frequenzumrichter folgende Wirkung:

- 5306 Zählerstand von 5306 EFB OK MESSAGES erhöht sich (Erhöhung bei jeder korrekt empfangenen und an diesen Frequenzumrichter adressierten Meldung).
- 5307 Zählerstand von 5307 EFB CRC STÖRUNG erhöht sich nicht (Erhöhung beim Empfang einer ungültigen CRC-Meldung).
- Zählerstand von 5308 EFB UART STÖRUNG erhöht sich nicht (Erhöhung bei der Erkennung von Zeichenformatfehlern z.B Paritäts- oder Framing-Fehler).
- 5309 Der Wert von 5309 EFB STATUS ändert sich in Abhängigkeit der Netzwerkauslastung.

Ausfall der Kommunikation

Das Verhalten des ACS550 bei Ausfall der Kommunikation ist bereits in Abschnitt Kommunikationsstörungen auf Seite 219 definiert worden. Die Parameter sind 3018 KOMM FEHL FUNK und 3019 KOMM. FEHLERZEIT. Kapitel Vollständige Parameterbeschreibungen auf Seite 112 enthält eine detaillierte Parameterbeschreibung.

Keine Master-Station online

Wenn keine Master-Station online ist: Nimmt weder die Anzahl der EFB OK MESSAGES noch der Fehlermeldungen (5307 EFB CRC STÖRUNG und 5308 EFB UART STÖRUNG) auf den Stationen zu.

Zur Korrektur:

- Prüfen, ob der Netzwerk-Master angeschlossen und korrekt für das Netzwerk programmiert ist.
- Prüfen, dass das Kabel angeschlossen und nicht getrennt oder kurzgeschlossen wurde.

Doppelte Stationen

Wenn mindestens zwei Stationen eine gleiche Nummern haben:

- Können mindestens zwei Frequenzumrichter nicht angesprochen werden.
- Bei jedem Lese- oder Schreibzugriff auf eine bestimmte Station erhöht sich der Wert von 5307 EFB CRC STÖRUNG oder 5308 EFB UART STÖRUNG.

Zur Korrektur: Die Stationsnummern aller Stationen prüfen. Falsche Stationsnummern korrigieren.

Vertauschte Leiter

Wenn die Signalleiter vertauscht sind (Anschluss A eines Frequenzumrichters ist an Anschluss B eines anderen angeschlossen):

- Erhöht sich der Wert von 5306 EFB OK MESSAGES nicht.
- Die Werte von 5307 EFB CRC STÖRUNG und 5308 EFB UART STÖRUNG erhöhen sich.

Zur Korrektur: Prüfen, dass die RS-485 Leitungen nicht vertauscht sind.

Störung 28 – SERIAL 1 ERR

Wenn auf dem Bedienpanel des Frequenzumrichters der Störcode 28 "SERIAL 1 ERR" angezeigt wird, Folgendes prüfen:

- Das Master-System ist abgeschaltet. Zur Abhilfe das Problem mit dem Master-System lösen.
- Schlechte Kommunikationsverbindung. Zur Abhilfe den Kommunikationsanschluss am Frequenzumrichter pr

 üfen.
- Das Time-out ist für den Frequenzumrichter bei der gegebenen Installation zu kurz gewählt. Der Master fragt den Frequenzumrichter nicht innerhalb der festgelegten Verzögerung ab. Zur Abhilfe die in Parameter 3019 комм. FEHLERZEIT eingestellte Zeit erhöhen.

Störung 31...33 – EFB1...EFB3

Die drei EFB Störcodes für den Frequenzumrichter, aufgelistet in Kapitel *Diagnose* auf Seite 269 (Störcodes 31...33), werden nicht benutzt.

Vorübergehend auftretende Abschaltung (offline)

Die oben beschriebenen Probleme sind die am häufigsten bei der seriellen Kommunikation des ACS550 auftretenden Probleme. Vorübergehend auftretende Probleme können folgende Ursachen haben:

- lose Verbindungen
- durch Vibrationen verursachter Verschleiß der Leiter
- unzureichende Erdung und Schirmung an den Geräten und den Kommunikationskabeln.

Modbus-Protokoll - Technische Daten

Übersicht

Das Modbus®-Protokoll wurde von der Modicon, Inc. zum Einsatz in Steuer-/
Regelungssystemen eingeführt, bei denen programmierbare Controller von Modicon
zum Einsatz kommen. Wegen ihrer Benutzerfreundlichkeit und einfachen
Handhabung entwickelte sich diese SPS-Programmiersprache binnen kurzer Zeit
zum de-facto-Standard für die Integration einer Vielzahl von Master-Controllern und
Slave-Geräten.

Modbus ist ein asynchrones, serielles Protokoll. Transaktionen laufen im Halbduplex-Betrieb, wobei ein einziger Master mehrere Slaves steuert. Während RS232 für eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwischen einem Master und einem Slave verwendet wird, gibt es eine noch einfachere Lösung, ein RS485 Multi-Drop-Netzwerk mit einem Master, der mehrere Slaves steuert. Der ACS550 nutzt RS485 für seine physikalische Modbus-Schnittstelle.

RTU

In der Modbus-Spezifikation sind zwei verschiedene Übertragungsmodi definiert: ASCII und RTU. Der ACS550 unterstützt nur RTU.

Zusammenfassung der Merkmale

Der ACS550 unterstützt folgende Funktionscodes von Modbus.

Funktion	Code (Hex)	Beschreibung
Read Coil Status	0x01	Status des diskreten Ausgangs lesen. Beim ACS550 werden die einzelnen Bits des Steuerworts auf den Coils 116 abgebildet. Die Relaisausgänge werden nacheinander, beginnend mit Coil 33 (z.B. RO1=Coil 33), abgebildet.
Read Discrete Input Status	0x02	Status des diskreten Eingangs lesen. Beim ACS550 werden die einzelnen Bits des Statusworts entsprechend des aktiven Profils auf Eingang 116 oder 132 abgebildet. Die Eingänge werden nacheinander beginnend mit Eingang 33 (z.B. DI1=Eingang 33) abgebildet.
Read Multiple Input Registers	0x03	Multiple Halteregister lesen. Für den ACS550 wird der gesamte Parametersatz als Halteregister abgebildet, ebenso die Befehls-, Status- und Sollwerte.
Read Multiple Input Registers	0x04	Multiple Eingangsregister lesen. Für den ACS550 werden die 2 Analogeingangskanäle als Eingangsregister 1 & 2 abgebildet.
Force Single Coil	0x05	Schreiben eines einzelnen diskreten Ausgangs. Beim ACS550 werden die einzelnen Bits des Steuerworts auf den Coils 116 abgebildet. Die Relaisausgänge werden nacheinander, beginnend mit Coil 33 (z.B. RO1=Coil 33), abgebildet.
Write Single Holding Registers	0x06	Schreiben eines Einzel-Halte-Registers. Für den ACS550 wird der gesamte Parametersatz als Halteregister abgebildet, ebenso die Befehls-, Status- und Sollwerte.
Diagnostics	0x08	Modbus-Diagnosen ausführen. Subcodes für Query (0x00), Restart (0x01) & Listen Only (0x04) werden unterstützt.
Force Multiple Coils	0x0F	Mehrere diskrete Ausgänge schreiben. Beim ACS550 werden die einzelnen Bits des Steuerworts auf den Coils 116 abgebildet. Die Relaisausgänge werden nacheinander, beginnend mit Coil 33 (z.B. RO1=Coil 33), abgebildet.

Funktion	Code (Hex)	Beschreibung
Write Multiple Holding Registers	0x10	Multiple Halteregister schreiben. Für den ACS550 wird der gesamte Parametersatz als Halteregister abgebildet, ebenso die Befehls-, Status- und Sollwerte.
Read/Write Multiple Holding Registers	0x17	Diese Funktion kombiniert die Funktionen 0x03 und 0x10 zu einem Einzelbefehl.

Mapping - Zusammenfassung

In der folgenden Tabelle wird die Abbildung (Mapping) zwischen dem ACS550 (Parameter und E/A) und der Modbus-Referenz zusammengefasst. Details, siehe Abschnitt *Modbus-Adressierung*.

ACS550	Modbus- Referenz	Unterstützte Funktionscodes
Steuerbits	Coils(0xxxx)	01 – Coil-Status lesen
 Relaisausgänge 		05 – Einzel-Coil setzen
		15 – Multiple-Coils setzen
Status-Bits	Diskrete Eingänge (1xxxx)	02 – Eingangsstatus lesen
Diskrete Eingänge		
Analogeingänge	Eingangsregister (3xxxxx)	04 – Eingangsregister lesen
Parameter	Halteregister (4xxxx)	03 – 4X Lese-Register
Steuer-/Statusworte		06 – Preset 4X Einzelregister
 Sollwerte 		16 – Preset Multiple 4X Register
		• 23 – 4X Lese-/Schreib-Register

Kommunikationsprofile

Bei der Modbus-Kommunikation unterstützt der ACS550 mehrere Profile für Steuerung und Statusinformationen. Mit Parameter 5305 (EFB CTRL PROFIL) wird das verwendete Profil eingestellt.

- ABB DRV LIM Das primäre (und Standard-) Profil ist das ABB DRV LIM Profil. Mit der Implementierung des ABB Drives Profils besteht eine standardisierte Steuerungsschnittstelle mit den ACS400 Frequenzumrichtern. Das ABB-Drives-Profil basiert auf der PROFIBUS-DP-Schnitstelle. Es wird detailliert in den folgenden Abschnitten dargestellt.
- DCU PROFIL Das DCU PROFIL erweitert die Steuer- und Status-Schnittstelle auf 32 Bits. Es ist die interne Schnittstelle zwischen dem Haupt-Anwendungsprogramm des Frequenzumrichters und der integrierten Feldbus-Umgebung.
- ABB DRV FULL ABB DRV FULL ist die Implementierung des ABB Drives Profils, mit dem die Steuerungsschnittstelle zu ACS600 und ACS800 Frequenzumrichtern standardisiert wird. Diese Implementierung unterstützt zwei Steuerwort-Bits (Bit 4, Bit 10), die nicht von ABB DRV LIM unterstützt werden.

Modbus-Adressierung

Bei Modbus ermöglichen die einzelnen Funktionscodes den Zugriff auf spezielle Modbus-Referenzsätze. Somit ist die führende Ziffer nicht im Adressfeld einer Modbus-Meldung erhalten.

Hinweis: Der ACS550 unterstützt die Null-Adressierung der Modbus-Spezifikation. Halteregister 40002 wird in einer Modbus-Meldung als 0001 adressiert. Ähnlich wird Bit 33 in einer Modbus-Meldung als 0032 adressiert.

Siehe dazu *Mapping - Zusammenfassung* oben. In den folgenden Abschnitten wird die Zuordnung zu den einzelnen Modbus-Referenzsätzen näher beschrieben.

0xxxx Mapping – Modbus Coils.Der Frequenzumrichter bildet folgende Informationen in Modbus-Satz 0xxxx, genannt Modbus Coils, ab:

- Bitweise Abbildung des STEUERWORTS (mit Parameter 5305 EFB CTRL PROFIL ausgewählt). Die ersten 32 Coils sind für diesen Zweck reserviert.
- Status der Relaisausgänge, mit Coil 00033 beginnend laufend nummeriert.

Referenzsatz 0xxxx ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Modbus -Ref.	Interne Position (alle Profile)	ABB DRV LIM (5305 = 0)	DCU PROFIL (5305 = 1)	ABB DRV FULL (5305 = 2)
0 0001	STEUERWORT – Bit 0	OFF1 ¹	(9309 - 1) STOP	OFF1 ¹
0 0001	STEUERWORT – Bit 1	OFF2 ¹	START	OFF2 ¹
0 0003	STEUERWORT – Bit 2	OFF3 ¹	REVERSE	OFF3 ¹
0 0004	STEUERWORT – Bit 3	START	LOCAL	START
0 0005	STEUERWORT – Bit 4	Nicht verfüg	RESET	RAMP_OUT_ZERO1
0 0006	STEUERWORT - Bit 5	RAMP_HOLD ¹	EXT2	RAMP_HOLD ¹
0 0007	STEUERWORT – Bit 6	RAMP_IN_ZERO ¹	RUN_DISABLE	RAMP_IN_ZERO ¹
0 0008	STEUERWORT – Bit 7	RESET	STPMODE_R	RESET
0 0009	STEUERWORT – Bit 8	Nicht verfüg	STPMODE_EM	Nicht verfüg
0 0010	STEUERWORT – Bit 9	Nicht verfüg	STPMODE_C	Nicht verfüg
0 0011	STEUERWORT – Bit 10	Nicht verfüg	RAMP_2	REMOTE_CMD ¹
0 0012	STEUERWORT – Bit 11	EXT2	RAMP_OUT_0	EXT2
0 0013	STEUERWORT – Bit 12	Nicht verfüg	RAMP_HOLD	Nicht verfüg
0 0014	STEUERWORT – Bit 13	Nicht verfüg	RAMP_IN_0	Nicht verfüg
0 0015	STEUERWORT – Bit 14	Nicht verfüg	REQ_LOCALLOCK	Nicht verfüg
0 0016	STEUERWORT – Bit 15	Nicht verfüg	TORQLIM2	Nicht verfüg
0 0017	STEUERWORT – Bit 16	Nicht zutreffend	FBLOCAL_CTL	Nicht zutreffend
0 0018	STEUERWORT – Bit 17		FBLOCAL_REF	
0 0019	STEUERWORT – Bit 18		START_DISABLE1	
0 0020	STEUERWORT – Bit 19		START_DISABLE2	
0 0021 0 0032	Reserviert	Reserviert	Reserviert	Reserviert
0 0033	RELAISAUSG 1	Relaisausgang 1	Relaisausgang 1	Relaisausgang 1
0 0034	RELAISAUSG 2	Relaisausgang 2	Relaisausgang 2	Relaisausgang 2
0 0035	RELAISAUSG 3	Relaisausgang 3	Relaisausgang 3	Relaisausgang 3
0 0036	RELAISAUSG 4	Relaisausgang 4	Relaisausgang 4	Relaisausgang 4

Modbus -Ref.	Interne Position (alle Profile)	ABB DRV LIM (5305 = 0)	DCU PROFIL (5305 = 1)	ABB DRV FULL (5305 = 2)
0 0037	RELAISAUSG 5	Relaisausgang 5	Relaisausgang 5	Relaisausgang 5
0 0038	RELAISAUSG 6	Relaisausgang 6	Relaisausgang 6	Relaisausgang 6

^{1 =} Active low

Für die Register 0xxxx:

- Der Status ist immer lesbar.
- Das Setzen ist immer durch die Benutzerkonfiguration des Frequenzumrichters für die Feldbussteuerung möglich.
- · Zusätzliche Relaisausgänge werden fortlaufend hinzugefügt.

Der ACS550 unterstützt für die Bits die folgenden Modbus-Funktionscodes:

Funktionscode	Beschreibung
01	Coil-Status lesen
05	Setzen Einzel-Coil
15 (0x0F Hex)	Setzen Mehrfach-Coils

1xxxx Mapping – Diskrete Modbuseingänge. Der Frequenzumrichter bildet folgende Informationen auf Modbus-Satz 1xxxx (diskrete Modbus-Eingänge) ab:

- Bitweise Abbildung des Statusworts (mit Parameter 5305 EFB CTRL PROFIL ausgewählt). Die ersten 32 Eingänge sind für diesen Zweck reserviert.
- Diskrete Hardware-Eingänge, fortlaufend nummeriert beginnend mit Eingang 33.

Referenzsatz 1xxxx ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Modbus -Ref.	Interne Position (alle Profile)	ABB DRV (5305 = 0 ODER 2)	DCU PROFIL (5305 = 1)
1 0001	STATUSWORT - Bit 0	RDY_ON	Startbereit
1 0002	STATUSWORT - Bit 1	RDY_RUN	Freigegeben
10003	STATUSWORT - Bit 2	RDY_REF	Gestartet
1 0004	STATUSWORT - Bit 3	TRIPPED	RUNNING
1 0005	STATUSWORT - Bit 4	OFF_2_STA ¹	ZERO_SPEED
10006	STATUSWORT - Bit 5	OFF_3_STA ¹	BESCHL RATE
10007	STATUSWORT - Bit 6	SWC_ON_INHIB	VERZ RATE
10008	STATUSWORT - Bit 7	Warnung	AT_SETPOINT
1 0009	STATUSWORT - Bit 8	AT_SETPOINT	LIMIT
1 0010	STATUSWORT - Bit 9	REMOTE	Signal-Überwachung
1 0011	STATUSWORT - Bit 10	ABOVE_LIMIT	REV_REF
1 0012	STATUSWORT - Bit 11	EXT2	REV_ACT
1 0013	STATUSWORT - Bit 12	RUN_ENABLE	PANEL_LOCAL
1 0014	STATUSWORT - Bit 13	Nicht verfüg	FIELDBUS_LOCAL
1 0015	STATUSWORT - Bit 14	Nicht verfüg	EXT2_ACT
1 0016	STATUSWORT - Bit 15	Nicht verfüg	Störung

Modbus -Ref.	Interne Position (alle Profile)	ABB DRV (5305 = 0 ODER 2)	DCU PROFIL (5305 = 1)
1 0017	STATUSWORT - Bit 16	Reserviert	Warnung
1 0018	STATUSWORT - Bit 17	Reserviert	REQ_MAINT
1 0019	STATUSWORT - Bit 18	Reserviert	DIRLOCK
10020	STATUSWORT - Bit 19	Reserviert	LOCALLOCK
1 0021	STATUSWORT - Bit 20	Reserviert	CTL_MODE
10022	STATUSWORT - Bit 21	Reserviert	Reserviert
10023	STATUSWORT - Bit 22	Reserviert	Reserviert
10024	STATUSWORT - Bit 23	Reserviert	Reserviert
10025	STATUSWORT - Bit 24	Reserviert	Reserviert
10026	STATUSWORT - Bit 25	Reserviert	Reserviert
10027	STATUSWORT - Bit 26	Reserviert	REQ_CTL
10028	STATUSWORT - Bit 27	Reserviert	REQ_REF1
10029	STATUSWORT - Bit 28	Reserviert	REQ_REF2
10030	STATUSWORT - Bit 29	Reserviert	REQ_REF2EXT
1 0031	STATUSWORT - Bit 30	Reserviert	ACK_STARTINH
10032	STATUSWORT - Bit 31	Reserviert	ACK_OFF_ILCK
10033	DI1	DI1	DI1
10034	DI2	DI2	DI2
10035	DI3	DI3	DI3
10036	DI4	DI4	DI4
10037	DI5	DI5	DI5
10038	DI6	DI6	DI6

¹ = Active low

Für die Register 1xxxx:

• Zusätzliche diskrete Eingänge werden fortlaufend hinzugefügt.

Der ACS550 unterstützt für diskrete Eingänge folgende Modbus-Funktionscodes:

Funktionscode	Beschreibung
02	Eingangsstatus lesen

3xxxx Mapping – Modbus-Eingänge.Der Frequenzumrichter bildet folgende Informationen auf den Modbus-Adressen 3xxxx (Modbus-Eingangsregister) ab:

• Benutzerdefinierte Analogeingänge.

Die Eingangsregister sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Modbus- Referenz	ACS550 alle Profile	Erläuterungen
3 0001	AI1	Dieses Register meldet die Stufe von Analogeingang 1 (0100%).
3 0002	AI2	Dieses Register meldet die Stufe von Analogeingang 2 (0100%).

Der ACS550 unterstützt für Register 3xxxx die folgenden Funktionscodes:

Funktionscode	Beschreibung
04	Eingangsstatus 3xxxx lesen

4xxxx Register Mapping. Der Frequenzumrichter bildet die Parameter und andere Daten, wie folgt, in den Halteregistern 4xxxx ab:

- 40001...40099 bilden die Frequenzumrichter-Steuer- und Istwerte ab. Diese Register werden in der folgenden Tabelle beschrieben.
- 40101...49999 bilden die Frequenzumrichter-Parameter 0101...9999 ab.
 Registeradressen, die nicht den Parametern entsprechen, sind ungültig. Beim
 Versuch außerhalb der Parameteradressen zu lesen sendet die ModbusSchnittstelle einen Ausnahmecode an den Controller.

In der folgenden Tabelle sind die 4xxxx Frequenzumrichter-Steuerregister 40001...40099 angegeben (für 4xxxx Register oberhalb 40099, siehe Parameterliste des Frequenzumrichters z.B. 40102 ist Parameter 0102):

Modbus-Register		Zugriff	Erläuterungen
4 0001	STEUERWORT	R/W	Wird direkt auf dem STEUERWORT des Profils abgebildet. Wird nur unterstützt, wenn 5305 = 0 oder 2 (ABB Drives Profil). Parameter 5319 hält eine Kopie im Hex-Format.
			Wenn 5305 = 1 (DCU-Profil ausgewählt), bleibt das Register leer.
4 0002	Sollwert 1	R/W	Bereich = 0+20000 (skaliert auf 01105 EXT SOLLW. 1 MAX), oder -200000 (skaliert auf 1105 EXT SOLLW. 1 MAX0).
4 0003	Sollwert 2	R/W	Bereich = 0+10000 (skaliert auf 01108 EXT SOLLW. 2 MAX), oder -100000 (skaliert auf 1108 EXT SOLLW. 2 MAX0).
4 0004	STATUSWORT	R	Wird direkt auf dem STATUSWORT des Profils abgebildet. Wird nur unterstützt, wenn 5305 = 0 oder 2 (ABB Drives Profil). Parameter 5320 hält eine Kopie im Hex-Format.
			Wenn 5305 = 1 (DCU-Profil ausgewählt), bleibt das Register leer.
4 0005	Istwert 1 (gewählt mit 5310)	R	Speichert standardmäßig eine Kopie von 0103 AUSGANGSFREQ. Mit Parameter 5310 kann ein anderer Istwert für dieses Register gewählt werden.
4 0006	Istwert 2 (gewählt mit 5311)	R	Speichert standardmäßig eine Kopie von 0104 STROM. Mit Parameter 5311 kann ein anderer Istwert für dieses Register gewählt werden.
4 0007	Istwert 3 (gewählt mit 5312)	R	Speichert standardmäßig nichts. Mit Parameter 5312 kann ein Istwert für dieses Register gewählt werden.
4 0008	Istwert 4 (gewählt mit 5313)	R	Speichert standardmäßig nichts. Mit Parameter 5313 kann ein Istwert für dieses Register gewählt werden.
4 0009	Istwert 5 (gewählt mit 5314)	R	Speichert standardmäßig nichts. Mit Parameter 5314 kann ein Istwert für dieses Register gewählt werden.
4 0010	Istwert 6 (gewählt mit 5315)	R	Speichert standardmäßig nichts. Mit Parameter 5315 kann ein Istwert für dieses Register gewählt werden.
4 0011	Istwert 7 (gewählt mit 5316)	R	Speichert standardmäßig nichts. Mit Parameter 5316 kann ein Istwert für dieses Register gewählt werden.

M	Modbus-Register		Erläuterungen	
4 0012	Istwert 8 (gewählt mit 5317)	R	Speichert standardmäßig nichts. Mit Parameter 5317 kann ein Istwert für dieses Register gewählt werden.	
4 0031	ACS550 STEUERWORT LSW	R/W	Bildet direkt auf das Least Significant Word (low) des STEUERWORTS DES DCU-PROFILS AB. Nur unterstützt, wenn 5305 = 1. Siehe Parameter 0301.	
4 0032	ACS550 STEUERWORT MSW	R	Bildet direkt auf das Most Significant Word (high) des STEUERWORTS des DCU Profils ab. Nur unterstützt, wenn 5305 = 1. Siehe Parameter 0302.	
4 0033	ACS550 STATUSWORT LSW	R	Bildet direkt auf das Least Significant Word (low) des STATUSWORTS des DCU Profils ab. Nur unterstützt, wenn 5305 = 1. Siehe Parameter 0303.	
4 0034	ACS550 STATUSWORT MSW	R	Bildet direkt auf das Most Significant Word (high) des STATUSWORTS des DCU Profils ab. Nur unterstützt, wenn 5305 = 1. Siehe Parameter 0304.	
40045	REFERENCE 1 LSW	R/W	Das Least Significant Word (low) des Sollwerts 1. Wird nur vom DCU-Profil unterstützt, d. h. nur wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf "DCU PROFILE" gesetzt ist.	
40046	REFERENCE 1 MSW	R/W	Das Most Significant Word (low) des Sollwerts 1. Wird nur vom DCU-Profil unterstützt, d. h. nur wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf "DCU PROFILE" gesetzt ist	
40047	REFERENCE 2 LSW	R/W	Das Least Significant Word (low) des Sollwerts 2. Wird nur vom DCU-Profil unterstützt, d. h. nur wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf "DCU PROFILE" gesetzt ist.	
40048	REFERENCE 2 MSW	R/W	Das Most Significant Word (low) des Sollwerts 2. Wird nur vom DCU-Profil unterstützt, d. h. nur wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf "DCU PROFILE" gesetzt ist	

Für das Modbus-Protokoll wird die Parameterzuordnung der Antriebsparameter in *Gruppe 53: EFB PROTOKOLL* in die 4xxxx Register übertragen.

Code	Beschreibung
5310	EFB PAR 10
	Legt den im Modbus-Register 40005 abgebildeten Parameter fest.
5311	EFB PAR 11
	Legt den im Modbus-Register 40006 abgebildeten Parameter fest.
5312	EFB PAR 12
	Legt den im Modbus-Register 40007 abgebildeten Parameter fest.
5313	EFB PAR 13
	Legt den im Modbus-Register 40008 abgebildeten Parameter fest.
5314	EFB PAR 14
	Legt den im Modbus-Register 40009 abgebildeten Parameter fest.
5315	EFB PAR 15
	Legt den im Modbus-Register 40010 abgebildeten Parameter fest.
5316	EFB PAR 16
	Legt den im Modbus-Register 40011 abgebildeten Parameter fest.
5317	EFB PAR 17
	Legt den im Modbus-Register 40012 abgebildeten Parameter fest.
5318	EFB PAR 18
	Stellt eine zusätzliche Verzögerung in Millisekunden ein, bevor der ACS550 mit der Übertragung der Antwort auf die Master-Abfrage beginnt.
5319	EFB PAR 19
	Hält eine Kopie (in Hex) des STEUERWORTS, Modbus- Register 40001.
5320	EFB PAR 20
	Hält eine Kopie (in Hex) des STATUSWORTS, Modbus- Register 40004.

Mit Ausnahme der Einschränkung durch den Frequenzumrichter stehen alle Parameter zum Lesen und Schreiben zur Verfügung. Das Schreiben des Parameters wird auf den korrekten Wert und gültige Registeradressen hin überprüft.

Hinweis: Das Schreiben von Parametern durch Standard-Modbus ist immer flüchtig, d.h. geänderte Werte werden nicht automatisch im Permanentspeicher abgelegt. Mit Parameter 1607 PARAM SPEICHERN können alle geänderten Werte gespeichert werden.

Der ACS550 unterstützt für die Register 4xxxx die folgenden Funktionscodes:

Funktionscode	Beschreibung
03	Register 4xxxx lesen
06	Einzelnes 4xxxx Register voreinstellen
16 (0x10 Hex)	Mehrere 4xxxx Register voreinstellen
23 (0x17 Hex)	4xxxx Register lesen/schreiben

Istwerte

Den Inhalt der Registeradressen 40005...40012 bilden die ISTWERTE, sie sind:

- mit den Parametern 5310...5317 spezifiziert
- Nur-Lese-Werte, die Informationen über den Betrieb des Frequenzumrichters enthalten
- 16-Bit-Worte, die ein Vorzeichenbit und einen 15-Bit-Integerwert enthalten
- Wenn es sich um negative Werte handelt, werden sie als Zweierkomplement des entsprechenden positiven Wertes geschrieben
- Skaliert, wie vorher in beschrieben Kapitel Istwert-Skalierung auf Seite 220.

Ausnahmecodes

Ausnahmecodes sind Rückmeldungen vom Frequenzumrichter in der seriellen Kommunikation. Der ACS550 unterstützt die unten angegebenen Standard Modbus Ausnahmecodes.

Ausnah- mecode	Name	Bedeutung
01	ILLEGAL FUNCTION	Nicht unterstützter Befehl
02	ILLEGAL DATA ADDRESS	Die in der Abfrage empfangene Datenadresse ist nicht zulässig. Es ist kein(e) definierte(r) Parameter/Gruppe.
03	ILLEGAL DATA VALUE	Ein im Abfragefeld enthaltener Wert ist ein für den ACS550 nicht zulässiger Wert, weil: er außerhalb der Min oder MaxGrenzen liegt. der Parameter nur lesbar ist. die Meldung zu lang ist. die Meldung zu lang ist. das Schreiben des Parameters bei aktiviertem Start nicht zulässig ist. das Schreiben des Parameters bei angewähltem Werksmakro nicht zulässig ist.

ABB-Steuerungsprofile - Technische Daten

Übersicht

ABB-Drives-Profil

Das ABB-Drives-Profil ist ein Standardprofil, das für mehrere Protokolle verwendet werden kann, einschließlich Modbus und den verfügbaren Protokollen des FBA-Moduls. Zwei Implementierungsarten des ABB-Drives-Profils sind verfügbar:

- ABB DRV FULL Diese Implementierung standardisiert die Steuerungsschnittstelle zu ACS600 und ACS800 Frequenzumrichtern.
- ABB DRV LIM Diese Implementierung standardisiert die Steuerungsschnittstelle zu ACS400 Frequenzumrichtern. Bei dieser Implementierung werden die zwei Steuerwort-Bits (Bit 4, Bit 10) nicht wie bei ABB DRV FULL unterstützt.

Neben den angegebenen Ausnahmen gelten die folgenden Beschreibungen des "ABB Drives Profils" für beide Implementierungen.

DCU-Profil

Das DCU-Profil erweitert die Steuerungs- und Status-Schnittstelle auf 32 Bits. Es ist die interne Schnittstelle zwischen dem Haupt-Anwendungsprogramm des Frequenzumrichters und der integrierten Feldbus-Umgebung.

Steuerwort

Das STEUERWORT ist das wichtigste Element zur Steuerung des Frequenzumrichters über ein Feldbussystem. Die Feldbus-Masterstation sendet das STEUERWORT an den Frequenzumrichter. Der Frequenzumrichter schaltet entsprechend der bitcodierten Anweisungen im STEUERWORT zwischen den Zuständen um. Die Verwendung des STEUERWORTS erfordert, dass:

- Der Frequenzumrichter auf Fernsteuerung (REM) eingestellt ist.
- Der serielle Kommunikationskanal als Quelle für die Steuerbefehle eingestellt ist (Einstellung mit Parametern wie 1001 EXT1 BEFEHLE, 1002 EXT2 BEFEHLE und 1102 AUSW EXT1/EXT2).
- Der serielle Kommunikationskanal für die Verwendung eines ABB-Steuerungsprofils konfiguriert ist. Um z.B. das Steuerungsprofil ABB DRV FULL zu verwenden, sind beide Parameter wie folgt einzustellen: 9802 KOMM PROT AUSW = 1 (STD MODBUS) und Parameter 5305 EFB CTRL PROFIL = 2 (ABB DRV FULL).

ABB-Drives-Profil

Die folgende Tabelle und das Statusdiagramm in diesem Abschnitt beschreiben den Inhalt des STEUERWORTS für das ABB Drives Profil.

	ABB-Drives-Profil - STEUERWORT (siehe Parameter 5319)						
Bit	Name	Wert	Angeforderter Status	Erläuterungen			
0	OFF1 CONTROL	1	READY TO OPERATE	Eingabe READY TO OPERATE			
	CONTROL	0	EMERGENCY OFF	Der Frequenzumrichter stoppt entsprechend der aktuell eingestellten Verzögerungsrampe (2203 oder 2205) Normale Befehlssequenz: • Eingabe OFF1 ACTIVE • Weiter mit READY TO SWITCH ON, es sei denn, andere Verriegelungen (OFF2, OFF3) sind aktiv.			
1	OFF2	1	OPERATING	Betrieb fortsetzen (OFF2 nicht aktiv)			
	CONTROL	0	EMERGENCY OFF	Der Frequenzumrichter stoppt und lässt den Motor austrudeln. Normale Befehlssequenz: • Eingabe OFF2 ACTIVE • Weiter mit SWITCHON INHIBITED			
2	OFF3 CONTROL	1	OPERATING	Betrieb fortsetzen (OFF3 nicht aktiv)			
	CONTROL	0	NOTHALT	Frequenzumrichter stoppt innerhalb der mit Parameter 2208 eingestellten Zeit. Normale Befehlssequenz: • Eingabe OFF3 ACTIVE • Weiter mit SWITCH ON INHIBITED WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass Motor und angetriebene Einrichtungen in diesem Modus gestoppt werden können.			
3	INHIBIT OPERATION	1	OPERATION ENABLED	Eingabe OPERATION ENABLED (Beachte: das Freigabesignal muss aktiv sein. Siehe 1601. Wenn 1601 auf комм eingestellt ist, aktiviert dieses Bit auch das Freigabesignal.)			
		0	OPERATION INHIBITED	Betrieb unterbinden. Eingabe OPERATION INHIBITED			
4	Nicht verwendet (ABB DRV	LIM)				
	RAMP_OUT_ ZERO	1	NORMAL OPERATION	Eingabe RAMP FUNCTION GENERATOR: ACCELERATION ENABLED			
	(ABB DRV FULL)	0	RFG OUT ZERO	Den Rampenfunktionsgenerator-Ausgang auf Null setzen. Der Antrieb stoppt übr die Rampe (Strom- und DC-Spannungsgrenzwerte sind aktiv).			
5	RAMP_HOLD	1	RFG OUT ENABLED	Rampenfunktion freigeben. Eingabe RAMP FUNCTION GENERATOR: ACCELERATOR ENABLED			
		0	RFG OUT HOLD	Stopp-Rampe (Ausgang des Rampenfunktionsgenerators gehalten)			

	ABB-Drives-Profil - STEUERWORT (siehe Parameter 5319)						
Bit	Name	Wert	Angeforderter Status	Erläuterungen			
6	RAMP_IN_	1	RFG INPUT ENABLED	Normalbetrieb Eingabe OPERATING.			
	ZERO	0	RFG INPUT ZERO	Der Eingang des Rampenfunktionsgenerators wird auf Null gesetzt.			
7	RESET	0=>1	RESET	Fehlerquittierung, wenn ein aktiver Fehler ansteht (Eingabe SWITCH-ON INHIBITED). Eingestellt, wenn 1604 = KOMM.			
		0	OPERATING	Normalbetrieb fortsetzen			
89	Nicht verwendet						
10	Nicht verwendet (ABB DRV LIM)						
	REMOTE_CMD	1		Feldbussteuerung aktiviert.			
	(ABB DRV FULL)	0		CW ≠ 0 oder Sollw. ≠ 0: Letzte CW (Steuerwort) und Sollw. beibehalten			
				CW = 0 und Sollw. Feldbussteuerung aktiviert.			
				Sollw. und Verz/BeschlRampe sind verriegelt.			
11	11 EXT CTRL LOC	1	EXT2 SELECT	Auswahl externer Steuerplatz 2 (EXT2). Eingestellt, wenn 1102 = KOMM.			
		0	EXT1 SELECT	Auswahl externer Steuerplatz 1 (EXT1). Eingestellt, wenn 1102 = KOMM.			
12 15	Nicht verwendet	•					

DCU-Profil

In der folgenden Tabelle wird der Inhalt des STEUERWORTS für das DCU-Profil beschrieben.

	DCU-Profil STEUERWORT (Siehe Parameter 0301)						
Bit	Name	Wert	Befehl/Anford.	Erläuterungen			
0	STOP	1	Stopp	Stoppt entweder entsprechend der			
		0	(nicht aktiv)	Parametereinstellung für den Stoppmodus oder der Stoppmodus wird angefordert (Bits			
1	START	1	Start	7 und 8).			
		0	(nicht aktiv)	Gleichzeitige STOP- und START-Befehle sind ein Stoppbefehl.			
2	2 REVERSE		Drehrichtungs- umkehr	Dieses Bit XOR'd mit dem Vorzeichen des Sollwerts legt die Drehrichtung fest.			
		0	Drehrichtung vorwärts				
3	LOCAL	1	Lokal-Modus	Wenn der Feldbus dieses Bit setzt,			
		0	Extern-Modus	übernimmt er die Steuerung und der Frequenzumrichter schaltet um auf Feldbus- Lokal-Modus.			
4	RESET	-> 1	Rücksetzen	Flanken-Auswertung.			
		and.	(nicht aktiv)				

	DCU-Profil STEUERWORT (Siehe Parameter 0301)						
Bit	Name	Wert	Befehl/Anford.	Erläuterungen			
5	EXT2	1	Schaltet auf EXT2				
		0	Schaltet auf EXT1				
6	RUN_DISABLE	1	Freigabe deaktiviert	Invertierte Freigabe.			
		0	Freigabe				
7	STPMODE_R	1	Normaler Rampen- Stoppmodus				
		0	(nicht aktiv)				
8	STPMODE_EM	1	Nothalt mit Rampe				
		0	(nicht aktiv)				
9	STPMODE_C	1	Stop, Austrudeln				
		0	(nicht aktiv)				
10	RAMP_2	1	Rampenpaar 2				
		0	Rampenpaar 1				
11	RAMP_OUT_0	1	Rampenausgang auf 0				
		0	(nicht aktiv)				
12	RAMP_HOLD	1	Rampe halten				
		0	(nicht aktiv)				
13	RAMP_IN_0	1	Rampeneingang auf 0				
		0	(nicht aktiv)				
14	RREQ_LOCAL- LOC	1	Lokal-Modus gesperrt	Bei Sperre schaltet der Frequenzumrichter nicht in den Lokal-Modus (Bedienpanel).			
		0	(nicht aktiv)				
15	TORQLIM2	1	Drehmoment- grenze Paar 2				
		0	Drehmoment- grenze Paar 1				

	DCU-Profil STEUERWORT (Siehe Parameter 0302)						
Bit	Name	Wert	Funktion	Erläuterungen			
1626		Reserviert					
27	REF_CONST	1	Konstantdrehzahl- Sollw.	Diese Bits dienen nur für Überwachungszwecke.			
		0	(nicht aktiv)				
28	REF_AVE	1	Durchschnitts- drehzahl-Sollw.				
		0	(nicht aktiv)				

	DCU-Profil STEUERWORT (Siehe Parameter 0302)				
Bit	Name	Wert	Funktion	Erläuterungen	
29	LINK_ON	1	Master in der Verbindung erkannt		
		0	Verbindung unterbrochen		
30	REQ_STARTINH	1	Startsperre- Abfrage steht an		
		0	Startsperre- Abfrage ist aus		
31	OFF_INTERLOCK	1	Aus-Taste des Bedienpanels gedrückt	Dies ist Ausschaltsperre für das Bedienpanel (oder PC-Programm).	
		0	(nicht aktiv)		

Statuswort

Der Inhalt des STATUSWORTS sind Statusinformationen, die vom Frequenzumrichter an die Master-Station gesendet werden.

ABB-Drives-Profil

In der folgenden Tabelle und dem in diesem Abschnitt enthaltenen Statusdiagramm werden der Inhalt des STATUSWORTS für das ABB-Drives-Profil beschrieben.

	ABB-Drives-Profil (EFB) STATUSWORT (siehe Parameter 5320)					
Bit	Name	Wert	Beschreibung (Entspricht dem Status/Kästchen im Statusdiagramm)			
0	RDY_ON	1	READY TO SWITCH ON			
		0	NOT READY TO SWITCH ON			
1	RDY_RUN	1	READY TO OPERATE			
		0	OFF1 ACTIVE			
2	RDY_REF	1	OPERATION ENABLED			
		0	OPERATION INHIBITED			
3	TRIPPED	01	FEHLER			
		0	Keine Störmeldung aktiv			
4	OFF_2_STA	1	OFF2 INACTIVE			
		0	OFF2 ACTIVE			
5	OFF_3_STA	1	OFF3 INACTIVE			
		0	OFF3 ACTIVE			
6	SWC_ON_INHIB	1	SWITCH-ON INHIBIT ACTIVE			
		0	SWITCH-ON INHIBIT NOT ACTIVE			
7	Warnung	1	Warnung (Detaillierte Angaben zu Warnungen siehe Abschnitt Liste der Warnmeldungen auf Seite 277.)			
		0	Keine Warnmeldung aktiv			

	ABB-Drives-Profil (EFB) STATUSWORT (siehe Parameter 5320)				
Bit	Name	Wert	Beschreibung (Entspricht dem Status/Kästchen im Statusdiagramm)		
8	AT_SETPOINT	1	OPERATING. Istwert entspricht (innerhalb Toleranzgrenzen) dem Sollwert.		
		0	Istwert ist außerhalb der Toleranzgrenzen (entspricht nicht dem Sollwert).		
9	REMOTE	1	Antriebssteuerplatz: REMOTE (EXT1 oder EXT2)		
		0	Antriebssteuerplatz: LOKAL		
10	10 ABOVE_LIMIT		Überwachter Parameterwert ≥ oberer Überwachungsgrenzwert. Bit bleibt "1" bis der überwachte Parameterwert < unterer Überwachungsgrenzwert. Siehe <i>Gruppe 32: ÜBERWACHUNG</i> .		
		0	Überwachter Parameterwert < unterer Überwachungsgrenzwert. Bit bleibt "0" bis der überwachte Parameterwert > oberer Überwachungsgrenzwert. Siehe <i>Gruppe 32: ÜBERWACHUNG</i> .		
11	EXT CTRL LOC	1	Externer Steuerplatz 2 (EXT2) gewählt		
		0	Externer Steuerplatz 1 (EXT1) gewählt		
12	EXT RUN ENABLE	1	Externes Freigabesignal empfangen		
		0	Kein externes Freigabesignal empfangen		
13 15	Nicht verwendet				

DCU-Profil

Die folgenden Tabellen beschreiben den Inhalt des STATUSWORTS für das DCU-Profil.

	DCU-Profil STATUSWORT (siehe Parameter 0303)					
Bit	Name	Wert	Status			
0	READY	1	Der Frequenzumrichter ist bereit für den Empfang des Startbefehls.			
		0	Der Frequenzumrichter ist nicht bereit.			
1	ENABLED	1	Externes Freigabesignal empfangen.			
		0	Kein externes Freigabesignal empfangen.			
2	STARTED	1	Der Frequenzumrichter hat den Startbefehl empfangen.			
		0	Der Frequenzumrichter hat den Startbefehl nicht empfangen.			
3	RUNNING	1	Der Frequenzumrichter moduliert.			
		0	Der Frequenzumrichter moduliert nicht.			
4	ZERO_SPEED	1	Frequenzumrichter auf Drehzahl Null.			
		0	Frequenzumrichter hat Drehzahl Null nicht erreicht.			
5	ACCELE RATE	1	Frequenzumrichter (Antrieb) beschleunigt.			
		0	Frequenzumrichter (Antrieb) beschleunigt nicht.			
6	DECELE RATE	1	Frequenzumrichter (Antrieb) verzögert/bremst.			
		0	Frequenzumrichter (Antrieb) verzögert/bremst nicht.			

DCU-Profil STATUSWORT (siehe Parameter 0303)				
Bit	Name	Wert	ert Status	
7	AT_SETPOINT	1	Der Antrieb läuft mit Sollwert.	
		0	Der Antrieb hat den Sollwert nicht erreicht.	
8	LIMIT	1	Betrieb an den in <i>Gruppe 20: GRENZEN</i> eingestellten Grenzen.	
		0	Betrieb innerhalb der eingestellten Grenzen von <i>Gruppe 20: GRENZEN</i> .	
9	SUPERVISION	1	Ein überwachter Parameter (<i>Gruppe 32: ÜBERWACHUNG</i>) ist außerhalb der Grenzen.	
		0	Alle überwachten Parameter liegen innerhalb der Grenzen.	
10	10 REV_REF 1 Freque		Frequenzumrichter-Sollwert mit umgekehrter Drehrichtung.	
		0	Frequenzumrichter-Sollwert mit Drehrichtung vorwärts.	
11	11 REV_ACT 1 Der Antrieb läuft in Drehrichtung rückwärts.		Der Antrieb läuft in Drehrichtung rückwärts.	
		0	Der Antrieb läuft in Drehrichtung vorwärts.	
12 PANEL_LOCAL 1 Steuerung mit Bedienpanel (oder PC), lokale		Steuerung mit Bedienpanel (oder PC), lokaler Modus.		
		0	Steuerung nicht mit Bedienpanel im lokalen Modus.	
13	13 FIELDBUS_LOCAL		Steuerung im Feldbus-Lokalmodus (übernommen von Bedienpanel-Lokal-Modus).	
		0	Steuerung nicht im Feldbus-Lokalmodus.	
14 EXT2_ACT 1 Steuerung im EXT2-Modus.		Steuerung im EXT2-Modus.		
		0	Steuerung im EXT1-Modus.	
15	15 FAULT 1 Frequenzumrichter ist in einem Fehlerzustand.		Frequenzumrichter ist in einem Fehlerzustand.	
		0	Frequenzumrichter ist nicht in einem Fehlerzustand.	

	DCU-Profil STATUSWORT (siehe Parameter 0304)				
Bit	Name Wert Status		Status		
16	ALARM	1	Eine Warnung steht an.		
		0	Warnungen stehen nicht an.		
17	REQ_MAINT	1	Eine Wartungsaufforderung steht an.		
		0	Es steht keine Wartungsaufforderung an.		
18	18 DIRLOCK 1 Verriegelung der Drehrichtung ist aktiv (Drehrichtungsumkehr nicht möglich.)		Verriegelung der Drehrichtung ist aktiviert. (Drehrichtungsumkehr nicht möglich.)		
		0	Sperre des Drehrichtungswechsels ist nicht aktiv.		
19	LOCALLOCK	1	Sperre für Bedienpanelbetrieb/ lokalen Modus ist aktiviert. (Bedienpanelbetrieb ist nicht möglich.)		
		0	Sperre für Bedienpanelbetrieb/Lokalmodus ist nicht aktiv.		
20	CTL_MODE	1	Frequenzumrichter arbeitet mit Vektorregelung.		
		0	Frequenzumrichter arbeitet mit Skalarregelung.		
2125	Reserviert				
26	26 REQ_CTL 1 K		Kopie des Steuerworts		
		0	(nicht aktiv)		

DCU-Profil STATUSWORT (siehe Parameter 0304)				
Bit	Bit Name Wert Status		Status	
27	REQ_REF1	1	Anforderung von Sollwert 1 über diesen Kanal.	
		0	Sollwert 1 nicht über diesen Kanal angefordert.	
28	REQ_REF2	1	Anforderung von Sollwert 2 über diesen Kanal.	
		0	Sollwert 2 nicht über diesen Kanal angefordert.	
29	REQ_REF2EXT	1 Anforderung des externen PID-Sollwerts 2 über diesen Kanal.		
		0	Externer PID-Sollwert 2 nicht über diesen Kanal angefordert.	
30	ACK_STARTINH 1 Eine Startsperre wird über diesen Kanal gegeben.		Eine Startsperre wird über diesen Kanal gegeben.	
		0	Keine Startsperre wird über diesen Kanal gegeben.	
31	ACK_OFF_ILCK	_ILCK 1 Startsperre über AUS-Taste		
		0	Normalbetrieb	

Statusdiagramm


ABB-Drives-Profil

Zur Veranschaulichung des Statusdiagramms verwendet das folgende Beispiel (die ABB DRV LIM Implementierung des ABB-Drives-Profils) das Steuerwort zum Starten des Frequenzumrichters:

- Zuerst müssen die Bedingungen zur Verwendung des STEUERWORTS erfüllt sein.
 Siehe oben.
- Nach dem ersten Einschalten der Spannung ist der Frequenzumrichter noch nicht einschaltbereit. Siehe gepunktete Linie (---) im nachfolgenden Statusdiagramm.
- Gehen Sie mit dem STEUERWORT die einzelnen Zustände durch, bis das Gerät den Status OPERATING erreicht hat, d.h. der Frequenzumrichter läuft und folgt dem vorgegebenen Sollwert. Siehe folgende Tabelle.

Sch ritt	Wert des STEUERWORTS	Beschreibung
1	CW = 0000 0000 0000 0110 I I Bit 15 Bit 0	Dieser CW-Wert ändert den Status des Frequenzumrichters auf READY TO SWITCH ON.
2		Vor der Fortsetzung mindestens 100 ms warten.
3	CW = 0000 0000 0000 0111	Dieser CW-Wert ändert den Status des Frequenzumrichters auf READY TO OPERATE.
4	CW = 0000 0000 0000 1111	Dieser CW-Wert ändert den Status des Frequenzumrichters auf OPERATION ENABLED. Der Frequenzumrichter startet, beschleunigt jedoch nicht.
5	CW = 0000 0000 0010 1111	Dieser CW-Wert gibt dem Ausgang des Rampenfunktionsgenerators (RFG) frei und ändert den Status des Frequenzumrichters auf RFG: ACCELERATOR ENABLED
6	CW = 0000 0000 0110 1111	Dieser CW-Wert gibt dem Ausgang des Rampenfunktionsgenerators (RFG) frei und ändert den Status des Frequenzumrichters auf OPERATING. Der Frequenzumrichter beschleunigt auf den vorgegebenen Sollwert und folgt diesem.

Das folgende Statusdiagramm beschreibt die Start-/Stop-Funktion von STEUERWORT (CW) und STATUSWORD (SW) Bits für das ABB-Drives-Profil.



Sollwert-Skalierung

ABB Drives und DCU Profil

Feldbus-Sollwerte REF1 und REF2 werden skaliert, wie es in den folgenden Tabellen dargestellt ist.

Feldbus-Skalierung für das ABB-Drives-Profil

Sollwert	Bereich	Sollwert- Typ	Skalierung	Erläuterungen
REF1	-32767 +32767	Drehzahl oder Frequenz	-20000 = - Par. 1105) 0 = 0 +20000 = (Par. 1105) (20000 entspricht 100%)	Letzter Sollwert limitiert durch 1104/1105. Motor-Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).
REF2	-32767 +32767	Drehzahl oder Frequenz	-10000 = - Par. 1108) 0 = 0 +10000 = (Par. 1108) (10000 entspricht 100%)	Letzter Sollwert limitiert durch 1107/1108. Motor-Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).
		Dreh- moment	-10000 = - Par. 1108) 0 = 0 +10000 = (Par. 1108) (10000 entspricht 100%)	Letzter Sollwert begrenzt durch 2015/2017 (Drehmoment1) oder 2016/ 2018 (Drehmoment2).
		PID- Sollwert	-10000 = - Par. 1108) 0 = 0 +10000 = (Par. 1108) (10000 entspricht 100%)	Letzter Sollwert begrenzt durch 4012/4013 (PID-Satz1) oder 4112/4113 (PID-Satz2).

Hinweis: Die Einstellung von Parameter 1104 EXT SOLLW.1 MIN und 1107 EXT SOLLW. 2 MIN hat keine Auswirkung auf die Skalierung von Sollwerten.


Feldbus-Skalierung für das DCU-Profil


Sollwert	Bereich	Sollwert- Typ	Skalierung	Erläuterungen
REF1	-214783648 +214783647	Drehzahl oder Frequenz	100 = 1 U/Min., % oder Hz	Letzter Sollwert limitiert durch 1104/1105. Motor-Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).
REF2	-214783648 +214783647	Drehzahl oder Frequenz	1000 = 1%	Letzter Sollwert limitiert durch 1107/1108. Motor-Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).
		Dreh- moment	1000 = 1%	Letzter Sollwert begrenzt durch 2015/2017 (Drehmoment1) oder 2016/ 2018 (Drehmoment2).
		PID- Sollwert	1000 = 1%	Letzter Sollwert begrenzt durch 4012/4013 (PID-Satz1) oder 4112/4113 (PID-Satz2).

Hinweis: Die Einstellung von Parameter 1104 EXT SOLLW.1 MIN und 1107 EXT SOLLW. 2 MIN hat keine Auswirkung auf die Skalierung von Sollwerten.

Skalierungsbeispiele


Wenn Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1 oder 1106 AUSW.EXT SOLLW 2 auf KOMM+AI1 oder KOMM*AI1 eingestellt sind, wird der Sollwert wie folgt skaliert:





Sollwert-Verarbeitung

Mit den Parametern der *Gruppe 10: START/STOP/DREHR* wird die Steuerung der Drehrichtung für jeden Steuerplatz (EXT1 und EXT2) konfiguriert. Die folgenden Diagramme veranschaulichen das Zusammenwirken von Parametern der Gruppe 10 mit dem Vorzeichen des Feldbus-Sollwerts beim Erzeugen von SOLLWERTEN (SOLLW1 und SOLLW2). Hinweis: Feldbus-Sollwerte sind bipolar und können positiv oder negativ sein.




Feldbus-Adapter

Übersicht

Der ACS550 kann für die externe Steuerung über ein System mit serieller Kommunikation eingestellt werden. Bei Nutzung der seriellen Kommunikation kann der ACS550 entweder:

- die gesamten Steuerungsinformationen über den Feldbus empfangen oder
- über den Feldbus und in Kombination mit anderen Steuermöglichkeiten, wie Digital- oder Analogeingänge und das Bedienpanel, gesteuert werden.



Zwei Basiskonfigurationen für die serielle Kommunikation sind verfügbar:

- Integrierter Feldbus (EFB) siehe Kapitel Integrierter Feldbus EFB auf Seite 211.
- Feldbus-Adapter (FBA) mit einem der optionalen FBA-Module im Erweiterungssteckplatz 2 kann der Frequenzumrichter unter Verwendung eines der folgenden Protokolle mit einem Steuerungssystem kommunizieren:
 - PROFIBUS DP
 - Ethernet (Modbus/TCP, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET IO, POWERLINK)
 - CANopen
 - DeviceNet
 - ControlNet.

Der ACS550 erkennt automatisch, welches Kommunikationsprotokoll vom eingesteckten Feldbus-Adapter verwendet wird. Bei den Standardeinstellungen für jedes Protokoll wird davon ausgegangen, dass das verwendete Profil das Antriebsprofil mit Industriestandard ist (z.B. PROFIdrive für PROFIBUS, AC/DC Drive für DeviceNet). Alle FBA-Protokolle können auch für das ABB-Drives-Profil konfiguriert werden.

Konfigurationsdetails sind vom Protokoll und dem verwendeten Profil abhängig. Diese Details sind im Handbuch des Feldbus-Adaptermoduls beschrieben.

Die Details für das ABB-Drives-Profil (die für alle Protokolle gelten) finden Sie in Abschnitt *ABB-Drives-Profil - Technische Daten* auf Seite *259*.


Steuerungsschnittstelle

Allgemein besteht die Basis-Steuerungsschnittstelle zwischen dem Feldbussystem und dem Frequenzumrichter aus:

- Ausgangsworte:
 - STEUERWORT
 - SOLLWERT (Drehzahl oder Frequenz)
 - Andere: Der Frequenzumrichter unterstützt maximal 15 Ausgangsworte.
 Protokoll-Grenzen können diese Zahl noch eingrenzen.
- · Eingangsworte:
 - STATUSWORT
 - Istwert (Drehzahl oder Frequenz)
 - Andere: Der Frequenzumrichter unterstützt maximal 15 Eingangsworte.
 Protokoll-Grenzen können diese Zahl noch eingrenzen.

Hinweis: Die Worte "Ausgang" und "Eingang" werden aus der Sicht des Feldbus-Controllers verwendet. Ein Ausgang beschreibt z.B. einen Datenfluss vom Feldbus-Controller zum Frequenzumrichter und erscheint als Eingang aus der Sicht des Frequenzumrichters.

Inhalt/Bedeutung des Controller-Interface-Worts werden durch den ACS550 nicht begrenzt. Jedoch kann das verwendete Profil bestimmte Bedeutungen zuweisen.



Steuerwort

Das STEUERWORT ist das wichtigste Element zur Steuerung des Frequenzumrichters über ein Feldbussystem. Der Feldbus-Controller sendet das STEUERWORT an den Frequenzumrichter. Der Frequenzumrichter schaltet entsprechend der bitcodierten Anweisungen im STEUERWORT zwischen den Zuständen um. Die Verwendung des STEUERWORTS erfordert, dass:

Der Frequenzumrichter auf Fernsteuerung (REM) eingestellt ist

- Der serielle Kommunikationskanal als Quelle für die Steuerbefehle von EXT1 eingestellt ist (Einstellung mit Parametern 1001 EXT1 BEFEHLE und 1102 AUSW EXT1/EXT2).
- · Der externe steckbare Feldbus-Adapter aktiviert ist:
 - Parameter 9802 KOMM PROT AUSW = 4 (EXT FBA).
 - Der externe steckbare Feldbus-Adapter für die Verwendung des Antriebsprofil-Modus oder Antriebsprofil-Objekts konfiguriert ist.

Der Inhalt des STEUERWORTS ist vom verwendeten Protokoll/Profil abhängig. Siehe Benutzerhandbuch des FBA-Moduls und/oder Abschnitt *ABB-Drives-Profil - Technische Daten* auf Seite 259.

Statuswort

Der Inhalt des STATUSWORTS ist ein 16-Bit-Wort mit Statusinformationen, die vom Frequenzumrichter an den Feldbus-Controller gesendet werden. Der Inhalt des STEUERWORTS ist vom verwendeten Protokoll/Profil abhängig. Siehe Benutzerhandbuch des FBA-Moduls und/oder Abschnitt *ABB-Drives-Profil - Technische Daten* auf Seite 259.

Sollwert

Die Inhalte eines SOLLWERT- Wortes:

- Können als Drehzahl- oder Frequenz-Sollwert verwendet werden
- Ist ein 16-Bit Wort bestehend aus einem Vorzeichen-Bit und einem 15-Bit Integerwert.
- Negative Sollwerte (umgekehrte Drehrichtung) werden durch das Zweier-Komplement des entsprechenden positiven Sollwerts angezeigt.

Ein zweiter Sollwert (SOLLW2) wird nur unterstützt, wenn ein Protokoll für das ABB-Drives-Profil konfiguriert ist.

Die Sollwert-Skalierung ist Feldbustyp-spezifisch. Siehe Benutzerhandbuch des FBA-Moduls und/oder die folgenden Abschnitte soweit sie zutreffen:

- Sollwert-Skalierung auf Seite 263 (ABB-Drives-Profil Technische Daten)
- Sollwert-Skalierung auf Seite 267 (Standardprofil (Generic Profile) Technische Daten).

Istwerte

Istwerte sind 16-Bit Worte mit den eingestellten Informationen des Frequenzumrichters. Antriebs-Istwerte (z.B, *Gruppe 10: START/STOP/DREHR*Parameter) können den Eingangsworten der *Gruppe 51: EXT KOMM MODULE*-Parameter zugeordnet werden (protokollabhängig, aber typischerweise Parameter 5104...5126).

Planung

Bei der Netzwerk-Planung sollten folgende Fragen geklärt werden:

- Typ und Anzahl der Geräte, die an das Netzwerk angeschlossen werden müssen?
- Welche Steuerungsinformationen müssen an den Frequenzumrichter übertragen werden?
- Welche Rückinformationen müssen vom Frequenzumrichter an das Steuerungssystem übertragen werden?

Mechanische und elektrische Installation – FBA



WARNUNG! Anschlussarbeiten dürfen nur erfolgen, wenn der Frequenzumrichter von der Spannungsversorgung getrennt ist.

Übersicht

Der FBA (Feldbus-Adapter) ist ein steckbares Modul, das in den Steckplatz 2 des Frequenzumrichters passt. Das Modul wird durch zwei Plastik-Halteklammern und zwei Schrauben befestigt. Die Schrauben erden gleichzeitig den Schirm des Modulkabels und verbinden die GND-Signale mit der Regelungskarte des Frequenzumrichters.


Mit der Installation des Moduls erfolgt automatisch der elektrische Anschluss an den Frequenzumrichter über den 34-Pin-Stecker.

Montage

Hinweis: Zuerst die Netz- und Motorkabel installieren.

- Das Modul vorsichtig in den Erweiterungssteckplatz 2 des Frequenzumrichters stecken, bis die beiden Halteklammern einrasten.
- 2. Die beiden Schrauben (mitgeliefert) eindrehen.

Hinweis: Die korrekte Installation der Schrauben ist zur Erfüllung der EMV-Anforderungen und den ordnungsgemäßen Betrieb des Moduls wichtig.



- Öffnen Sie die Kabeldurchführung im Anschlusskasten und installieren Sie die Kabelverschraubung für das Netzwerkkabel.
- 4. Das Netzwerkkabel durch die Kabelverschraubung führen.
- 5. Das Netzwerkkabel an die Modulklemmen anschließen.
- 6. Kabelverschraubung festdrehen.
- 7. Die Abdeckung des Anschlusskastens (1 Schraube) installieren.
- 8. Beachten Sie folgende Konfigurationsinformationen:
 - Abschnitt Einrichtung der Kommunikation FBA auf Seite 251
 - Abschnitt Die Antriebssteuerfunktionen aktivieren FBA auf Seite 252
 - Protokollspezifische Dokumentation, die mit dem Modul geliefert wurde.

Einrichtung der Kommunikation – FBA

Einstellung der seriellen Kommunikation


Zum Aktivieren der seriellen Kommunikation, muss Parameter 9802 KOMM PROT AUSW eingestellt werden. Einstellung von 9802 = 4 (EXT FBA).

Konfiguration der seriellen Kommunikation

Die Einstellung von Par. 9802 stellt bei Montage eines bestimmten FBA-Moduls automatisch die entsprechenden Standardwerte der Parameter ein, die den Kommunikationsprozess definieren. Diese Parameter und Beschreibungen sind im Benutzerhandbuch des FBA-Moduls beschrieben.

- Parameter 5101 wird automatisch konfiguriert.
- Parameter 5102...5126 sind protokollabhängig und definieren z.B. das verwendete Profil und zusätzliche E/A-Worte. Diese Parameter werden als Feldbus-Konfigurationsparameter bezeichnet. Details der Feldbus-Konfigurationsparameter siehe Benutzerhandbuch des FBA-Moduls.
- Parameter 5127 bewirkt die Aktivierung von Änderungen der Parameter 5102...5126. Wenn Parameter 5127 nicht verwendet wird, werden die Änderungen der Parameter 5102...5126 erst wirksam, wenn der Frequenzumrichter aus- und wieder eingeschaltet wurde.
- Parameter 5128...5133 enthalten Daten über das installierte FBA-Modul (z.B. die Komponentenversionen und Status).

Siehe *Gruppe 51: EXT KOMM MODULE* zu den Parameterbeschreibungen.



Die Antriebssteuerfunktionen aktivieren – FBA

Für die Feldbussteuerung verschiedener Funktionen des Frequenzumrichters sind folgende Konfigurationseinstellungen erforderlich:

- Der Frequenzumrichter muss für die Feldbussteuerung der Funktion eingestellt werden
- Als Feldbus-Eingang die für die Steuerung erforderlichen Frequenzumrichterdaten definieren
- Als Feldbus-Ausgang die vom Frequenzumrichter benötigten Steuerdaten definieren.

In den folgenden Abschnitten wird in allgemeiner Darstellung die notwendige Konfiguration für jede Steuerungsfunktion beschrieben. Die letzte Spalte der Tabellen wurde absichtlich leer gelassen. Dem Benutzerhandbuch des FBA-Moduls können Sie den richtigen Eintrag entnehmen.

Start/Stop-, Drehrichtungssteuerung

Der Feldbus als Steuerquelle für die Steuerung von Start/Stop/Drehrichtung des Frequenzumrichters erfordert:

- Die Frequenzumrichter-Parameterwerte wie unten angegeben einzustellen,
- Die Befehle vom Feldbus-Controller müssen richtig adressiert werden. (Die Adresse wird vom Protokoll-Standardwert vorgegeben, der Protokoll-abhängig ist.)

Antriebsparameter		Wert	Beschreibung	Protokoll- Standardwert
1001	EXT1 BEFEHLE	10 (комм)	Start/Stop-Steuerung über Feldbus mit EXT1.	
1002	EXT2 BEFEHLE	10 (комм)	Start/Stop-Steuerung über Feldbus mit EXT2.	
1003	DREHRICHTUNG	3 (ABFRAGE)	Drehrichtungssteuerung über Feldbus.	

Auswahl des Eingangssollwerts

Verwendung des Feldbusses zur Übertragung von Eingangs-Sollwerten an den Frequenzumrichter:

- Frequenzumrichter- Parameterwert wie folgt einstellen
- Die Feldbus-Controller Sollwert-Wort(e) müssen richtig zugeordnet werden. (Die Adresse wird vom Protokoll-Standardwert vorgegeben, der Protokoll-abhängig ist.)

Antriebsparameter		Wert	Beschreibung	Protokoll- Standardwert
1102	AUSW EXT1/ EXT2	8 (комм)	Sollwerteinstellung über Feldbus. (Nur erforderlich, wenn 2 Sollwerte verwendet werden.)	
1103	AUSW.EXT SOLLW 1	8 (KOMM) 9 (KOMM+AI1) 10 (KOMM*AI1)	Eingangs-Sollwert 1 über Feldbus.	

Antri	iebsparameter	Wert	Beschreibung	Protokoll- Standardwert
1106	AUSW.EXT SOLLW 2	8 (KOMM) 9 (KOMM+AI) 10 (KOMM*AI)	Eingangs-Sollwert 2 über Feldbus. (Nur erforderlich, wenn 2 Sollwerte verwendet werden.)	

Hinweis: Mehrere Sollwerte werden nur vom ABB-Drives-Profil unterstützt.

Skalierung

Wenn erforderlich, können SOLLWERTE skaliert werden. Siehe folgende Abschnitte:

- Sollwert-Skalierung auf Seite 263 (ABB-Drives-Profil Technische Daten)
- Sollwert-Skalierung auf Seite 267 (Standardprofil (Generic Profile) Technische Daten).

Systemsteuerung

Weitere Steuerungen des Frequenzumrichters über den Feldbus erfordern:

- Die Frequenzumrichter-Parameterwerte wie unten angegeben einzustellen,
- Feldbus-Controller Befehl(e) in der richtigen Position. (Die Adresse wird vom Protokoll-Standardwert vorgegeben, der Protokoll-abhängig ist.)

Ant	riebsparameter	Wert	Beschreibung	Protokoll- Standardwert
1601	FREIGABE	7 (KOMM)	Freigabe vom Feldbus.	
1604	STÖR QUIT AUSW	8 (KOMM)	Störungsquittierung vom Feldbus.	
1607	PARAM SPEICHERN	1 (SPEICHERN)	Speichert geänderte Parameter im Festspeicher (danach wird der Wert wieder 0).	

Steuerung der Relaisausgänge

Die Steuerung der Relaisausgänge erfordert:

Die Frequenzumrichter-Parameterwerte wie unten angegeben einzustellen,

 Binär codierte Relais-Befehl(e) vom Feldbus entsprechend zuzuordnen. (Die Adresse wird vom Protokoll-Standardwert vorgegeben, der Protokoll-abhängig ist.)

An	triebsparameter	Wert	Beschreibung	Protokoll- Standardw ert
1401	RELAISAUSG 1	35 (KOMM) 36 (KOMM(-1))	Relaisausgang 1 vom Feldbus gesteuert.	
1402	RELAISAUSG 2		Relaisausgang 2 vom Feldbus gesteuert.	
1403	RELAISAUSG 3		Relaisausgang 3 vom Feldbus gesteuert.	
1410 ¹	RELAISAUSG 4		Relaisausgang 4 vom Feldbus gesteuert.	
1411 ¹	RELAISAUSG 5		Relaisausgang 5 vom Feldbus gesteuert.	
1412 ¹	RELAISAUSG 6		Relaisausgang 6 vom Feldbus gesteuert.	

¹ Bei mehr als 3 Relais ist ein Relais-Erweiterungsmodul erforderlich.

Hinweis: Eine Relaisstatus-Rückmeldung ohne Konfiguration tritt auf, wie nachfolgend definiert.

	Antriebsparameter	Wert	Protokoll-Standardwert
0122	RO 1-3 STATUS	Relais 13 Status.	
0123	RO 4-6 STATUS	Relais 46 Status.	

Steuerung der Analogausgänge

Die Steuerung der Analogausgänge (z.B. PID-Sollwert) über Feldbus erfordert:

- Die Frequenzumrichter-Parameterwerte wie unten angegeben einzustellen,
- Die Analogwert(e) vom Feldbus-Controller entsprechend zuzuordnen. (Die Adresse wird vom Protokoll-Standardwert vorgegeben, der Protokoll-abhängig ist.)

An	triebsparameter	Wert	Beschreibung	Protokoll- Standardwert
1501	ANALOGAUSGANG 1	135 (KOMM WERT 1)	Steuerung von Analogaus-	_
0135	KOMM WERT 1	_	gang 1 durch Schreiben in Parameter 0135.	
1502 1505	AO1 WERT MIN MAXIMUM AO1	Geeignete Werte einstellen.	Einstellung für die Skalierung	_
1506	FILTER AO1		Filterzeitkonstante für AO1.	_
1507	ANALOGAUSGANG 2	136 (KOMM WERT 2)	Steuerung von Analogaus-	_
0136	KOMM WERT 2	_	gang 2 durch Schreiben in Parameter 0136.	

An	triebsparameter	Wert	Beschreibung	Protokoll- Standardwert
1508 1511	AO2 WERT MIN MAXIMUM AO2	Geeignete Werte einstellen.	Einstellung für die Skalierung	_
1512	FILTER AO2		Filterzeitkonstante für AO2.	_

Sollwertquelle für den PID-Regler

Mit folgenden Einstellungen wird der Feldbus als Sollwertquelle für die PID-Regelung eingestellt:

	Antriebsparameter	Wert	Einstellung	Protokoll- Standardwert	
4010	SOLLWERT AUSW (Satz 1)	8 (KOMM WERT 1)	Sollwert ist der		
4110	SOLLWERT AUSW (Satz 2)	9 (KOMM+AI1)	` ,	Eingangssollwert 2 (+/-/* AI1)	
4210	SOLLWERT AUSW (Ext/ Trim)	10 (KOMM*AI1)			

Kommunikationsfehler

Stellen Sie bei Feldbussteuerung ein, wie der Frequenzumrichter bei Ausfall der Kommunikation reagieren soll.

An	triebsparameter	Wert	Beschreibung
3018	KOMM STÖR FUNK	0 (KEINE AUSW) 1 (STÖRUNG) 2 (KONSTANTDREHZ 7) 3 (LETZTE DREHZ)	Die entsprechende Frequenzumrichter-Einstellung vornehmen.
3019	KOMM. STÖR ZEIT	Einstellung der Zeitverzögerung, bevor der Frequenzumrichter auf den Ausfall der Kommunikation reagiert.	

Rückmeldung vom Frequenzumrichter - FBA

Eingänge in den Controller (Frequenzumrichterausgänge) haben vordefinierte, vom Protokoll festgelegte Bedeutungen. Für diese Rückmeldung ist keine Konfiguration des Frequenzumrichters erforderlich. In der folgenden Tabelle sind beispielhaft Rückmeldedaten angegeben. Eine vollständige Auflistung enthält Abschnitt Vollständige Parameterbeschreibungen auf Seite 112.

	Antriebsparameter	Protokoll-Standardwert
0102	MOTORDREHZAHL	
0103	AUSGANGSFREQ	
0104	MOTORSTROM	
0105	DREHMOMENT	
0106	MOTORLEISTUNG	
0107	ZW.KREIS.SPANN	
0109	AUSGANGSSPANNG	

	Antriebsparameter	Protokoll-Standardwert
0301	FB CMD WORT1 - Bit 0 (STOP)	
0301	FB CMD WORT1 – Bit 2 (RÜCKW)	
0118	DI1-DI3 STATUS - Bit 0 (DI3)	

Skalierung

Zur Skalierung der Antriebsparameterwerte siehe jeweils die folgenden Abschnitte:

- Istwert-Skalierung auf Seite 266 (ABB-Drives-Profil Technische Daten)
- Istwert-Skalierung auf Seite 268 (Standardprofil (Generic Profile) Technische Daten).

Diagnosen - FBA

Störungs-Verarbeitung

Der ACS550 liefert Störungs-Informationen wie folgt:

- Auf der Bedienpanel-Anzeige werden ein Störcode und Text angezeigt. Siehe Kapitel Diagnose auf Seite 269 zur kompletten Beschreibung.
- Parameter 0401 LETZTE STÖRUNG, 0412 2.LETZTE STÖRUNG und 0413 3.LETZTE STÖRUNG speichern die letzten Störmeldungen.
- Für den Feldbus-Zugriff meldet der Frequenzumrichter die Störungen als Hexadezimal-Wert, bezeichnet und codiert entsprechend der DRIVECOM Spezifikation. Siehe folgende Tabelle. Nicht alle Profile unterstützen die Abfrage von Störcodes nach dieser Spezifikation. Für Profile, die diese Spezifikation unterstützen, enthält die Profil-Dokumentation eine Beschreibung der Störungs-Abfrage.

A	ntriebsstörungs-Code	Feldbus-Störcode (DRIVECOM- Spezifikation)
1	ÜBERSTROM	2310h
2	DC ÜBERSPG	3210h
3	ACS ÜBERTEMP	4210h
4	KURZSCHLUSS	2340h
5	Reserviert	FF6Bh
6	DC UNTERSPANNUNG	3220h
7	AI1 UNTERBR	8110h
8	AI2 UNTERBR	8110h
9	MOT ÜBERTEMP	4310h
10	PANEL KOMM	5300h
11	ID LAUF FEHL	FF84h
12	MOTOR BLOCKIERT	7121h
14	EXT FEHLER 1	9000h

A	ntriebsstörungs-Code	Feldbus-Störcode (DRIVECOM- Spezifikation)
15	EXT FEHLER 2	9001h
16	ERD SCHLUSS	2330h
17	entfällt	FF6Ah
18	THERM STÖR	5210h
19	OPEX LINK	7500h
20	OPEX PWR	5414h
21	STROMMESS	2211h
22	NETZ PHASE	3130h
23	I.GEBER FEHL	7301h
24	ÜBERDREHZAHL	7310h
25	Reserviert	FF80h
26	ACS ID FEHLER	5400h
27	CONFIG FILE	630Fh
28	SERIAL 1 ERR	7510h
29	EFB CON FILE	6306h
30	FORCE TRIP	FF90h
31	EFB 1	FF92h
32	EFB 2	FF93h
33	EFB 3	FF94h
34	MOTOR PHASE	FF56h
35	AUSG KABEL	FF95h
36	INKOMPATIBLE SW	630Fh
37	СВ ÜBERTEMP	4110h
38	BENUTZERLASTKURVE	FF6Bh
101	INTERN STÖRUNG	FF55h
102	Reserviert	FF55h
103	SERF MACRO	FF55h
104	Reserviert	FF55h
105	Reserviert	FF55h
201	DSP T1 OVERLOAD	6100h
202	DSP T2 OVERLOAD	6100h
203	DSP T3 OVERLOAD	6100h
204	DSP STACK ERROR	6100h
205	Reserviert	5000h
206	CB ID ERROR	5000h
207	EFB LAST ERR	6100h
1000	PAR HZRPM	6320h
1001	PAR PFC REF NEG	6320h

A	ntriebsstörungs-Code	Feldbus-Störcode (DRIVECOM- Spezifikation)
1002	Reserviert	6320h
1003	PAR AI SKAL	6320h
1004	PAR AO SKAL	6320h
1005	PAR PCU 2	6320h
1006	PAR EXT RO	6320h
1007	PAR FBUSMISS	6320h
1008	PAR PFC MODE	6320h
1009	PAR PCU 1	6320h
1012	PAR PFC EA 1	6320h
1013	PAR PFC EA 2	6320h
1014	PAR PFC EA 3	6320h
1016	PAR USER LOAD C	6320h

Diagnose der seriellen Kommunikation

Neben den Antriebsstör-Codes haben die FBA-Module Diagnose-Tools. Siehe Benutzerhandbücher der FBA-Module.

ABB-Drives-Profil - Technische Daten

Übersicht

Das ABB-Drives-Profil ist ein Standardprofil, das für mehrere Protokolle, einschließlich der Protokolle der FBA-Module, verwendet werden kann. In diesem Abschnitt wird das integrierte ABB-Drives-Profil für FBA-Module beschrieben.

Steuerwort

Wie vorher in Abschnitt *Steuerungsschnittstelle* auf Seite *248*beschrieben, ist das STEUERWORT das wichtigste Element zur Steuerung des Frequenzumrichters über ein Feldbussystem.

Die folgende Tabelle und das Statusdiagramm in diesem Abschnitt beschreiben den Inhalt des STEUERWORTS für das ABB Drives Profil.

	ABB-Drives-Profil (FBA) STEUERWORT					
Bit	Name	Wert	Angeforderter Status	Erläuterungen		
0	OFF1	1	READY TO OPERATE	Eingabe READY TO OPERATE		
	CONTROL	0	EMERGENCY OFF	Der Frequenzumrichter stoppt entsprechend der aktuell eingestellten Verzögerungsrampe (2203 oder 2205)		
				Normale Befehlssequenz:		
				Eingabe OFF1 ACTIVE		
				Weiter mit READY TO SWITCH ON, es sei denn, andere Verriegelungen (OFF2, OFF3) sind aktiv.		
1	OFF2	1	OPERATING	Betrieb fortsetzen (OFF2 nicht aktiv)		
	CONTROL	0	EMERGENCY OFF	Der Frequenzumrichter stoppt und lässt den Motor austrudeln.		
				Normale Befehlssequenz:		
				Eingabe OFF2 ACTIVE		
				Weiter mit switchon inhibited		
2	OFF3	1	OPERATING	Betrieb fortsetzen (OFF3 nicht aktiv)		
	CONTROL	0	EMERGENCY OFF	Frequenzumrichter stoppt innerhalb der mit Parameter 2208 eingestellten Zeit.		
				Normale Befehlssequenz:		
				Eingabe OFF3 ACTIVE		
				Weiter mit SWITCH ON INHIBITED		
				WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass Motor und angetriebene Einrichtungen in diesem Modus gestoppt werden können.		
3	INHIBIT OPERATION	1	OPERATION ENABLED	Eingabe OPERATION ENABLED (Beachte: das Freigabesignal muss aktiv sein. Siehe 1601. Wenn 1601 auf KOMM eingestellt ist, aktiviert dieses Bit auch das Freigabesignal.)		
		0	OPERATION INHIBITED	Betrieb unterbinden. Eingabe OPERATION INHIBITED		


	ABB-Drives-Profil (FBA) STEUERWORT				
Bit	Name	Wert	Angeforderter Status	Erläuterungen	
4	RAMP_OUT_ ZERO	1	NORMAL OPERATION	Eingabe RAMP FUNCTION GENERATOR: ACCELERATION ENABLED	
		0	RFG OUT ZERO	Den Rampenfunktionsgenerator-Ausgang auf Null setzen. Der Antrieb stoppt übr die Rampe (Strom- und DC-Spannungsgrenzwerte sind aktiv).	
5	RAMP_HOLD	1	RFG OUT ENABLED	Rampenfunktion freigeben. Eingabe RAMP FUNCTION GENERATOR: ACCELERATOR ENABLED	
		0	RFG OUT HOLD	Stopp-Rampe (Ausgang des Rampenfunktionsgenerators gehalten)	
6	RAMP_IN_	1	RFG INPUT ENABLED	Normalbetrieb Eingabe OPERATING.	
	ZERO	0	RFG INPUT ZERO	Der Eingang des Rampenfunktionsgenerators wird auf Null gesetzt.	
7	RESET	0=>1	RESET	Fehlerquittierung, wenn ein aktiver Fehler ansteht (Eingabe SWITCH-ON INHIBITED). Eingestellt, wenn 1604 = KOMM.	
		0	OPERATING	Normalbetrieb fortsetzen	
89	Nicht verwendet				
10	REMOTE_CMD	1		Aktivierung der Feldbus-Steuerung	
		0		 CW ≠ 0 oder Sollw. ≠ 0: Letzte CW (Steuerwort) und Sollw. beibehalten CW = 0 und Sollw. Feldbussteuerung aktiviert. Sollw. und Verz/BeschlRampe sind verriegelt. 	
11	EXT CTRL LOC	1	EXT2 SELECT	Auswahl externer Steuerplatz 2 (EXT2). Eingestellt, wenn 1102 = KOMM.	
		0	EXT1 SELECT	Auswahl externer Steuerplatz 1 (EXT1). Eingestellt, wenn 1102 = KOMM.	
1215	Nicht verwendet				


Statuswort

Wie vorher in Abschnitt Steuerungsschnittstelle auf Seite 248 beschrieben, enthält das STATUSWORT Status-Informationen, die vom Frequenzumrichter an die Master-Station gesendet werden. In der folgenden Tabelle und dem in diesem Abschnitt enthaltenen Statusdiagramm werden der Inhalt des Steuerworts beschrieben.

	ABB-Drives-Profil (FBA) STATUSWORT				
Bit Name Wert		Wert	Beschreibung (Entspricht dem Status/Kästchen im Statusdiagramm)		
0	RDY_ON	1	READY TO SWITCH ON		
		0	NOT READY TO SWITCH ON		

	ABB-Drives-Profil (FBA) STATUSWORT			
Bit	Name	Wert	Beschreibung (Entspricht dem Status/Kästchen im Statusdiagramm)	
1	RDY_RUN	1	READY TO OPERATE	
		0	OFF1 ACTIVE	
2	RDY_REF	1	OPERATION ENABLED	
		0	OPERATION INHIBITED	
3	TRIPPED	01	STÖRUNG	
		0	Keine Störmeldung aktiv	
4	OFF_2_STA	1	OFF2 INACTIVE	
		0	OFF2 ACTIVE	
5	OFF_3_STA	1	OFF3 INACTIVE	
		0	OFF3 ACTIVE	
6	SWC_ON_INHIB	1	SWITCH-ON INHIBIT ACTIVE	
		0	SWITCH-ON INHIBIT NOT ACTIVE	
7	ALARM	1	Warnung (Detaillierte Angaben zu Warnungen siehe Abschnitt <i>Liste der Warnmeldungen</i> auf Seite 277.)	
		0	Keine Warnmeldung aktiv	
8	AT_SETPOINT	1	OPERATING. Istwert entspricht (innerhalb Toleranzgrenzen) dem Sollwert.	
		0	Istwert ist außerhalb der Toleranzgrenzen (entspricht nicht dem Sollwert).	
9	REMOTE	1	Antriebssteuerplatz: REMOTE (EXT1 oder EXT2)	
		0	Antriebssteuerplatz: LOKAL	
10	ABOVE_LIMIT	1	Überwachter Parameterwert ≥ oberer Überwachungsgrenzwert. Bit bleibt "1" bis der überwachte Parameterwert < unterer Überwachungsgrenzwert. Siehe <i>Gruppe 32: ÜBERWACHUNG</i> .	
		0	Überwachter Parameterwert < unterer Überwachungsgrenzwert. Bit bleibt "0" bis der überwachte Parameterwert > oberer Überwachungsgrenzwert. Siehe <i>Gruppe 32: ÜBERWACHUNG</i> .	
11	EXT CTRL LOC	1	Externer Steuerplatz 2 (EXT2) gewählt	
		0	Externer Steuerplatz 1 (EXT1) gewählt	
12	EXT RUN ENABLE	1	Externes Freigabesignal empfangen	
		0	Kein externes Freigabesignal empfangen	
13 15	Nicht verwendet			





Sollwert

Wie vorher in Abschnitt *Steuerungsschnittstelle* auf Seite *248* beschrieben, ist das SOLLWERT-Wort ein Drehzahl- oder Frequenz-Sollwert.


Sollwert-Skalierung


Die folgende Tabelle beschreibt die SOLLWERT-Skalierung für das ABB-Drives-Profil.

	ABB-Drives-Profil (FBA)				
Sollwert	Bereich	Sollwert- Typ	Skalierung	Erläuterungen	
REF1	-32767 +32767	Drehzahl oder Frequenz	-20000 = - Par. 1105) 0 = 0 +20000 = (Par. 1105) (20000 entspricht 100%)	Letzter Sollwert limitiert durch 1104/1105. Motor- Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).	
REF2	-32767 +32767	Drehzahl oder Frequenz	-10000 = - Par. 1108) 0 = 0 +10000 = (Par. 1108) (10000 entspricht 100%)	Letzter Sollwert limitiert durch 1107/1108. Motor- Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).	
		Dreh- moment	-10000 = - Par. 1108) 0 = 0 +10000 = (Par. 1108) (10000 entspricht 100%)	Letzter Sollwert begrenzt durch 2015/2017 (Drehmo- ment1) oder 2016/2018 (Drehmoment2).	
		PID- Sollwert	-10000 = -Par. 1108) 0 = 0 +10000 = (Par. 1108) (10000 entspricht 100%)	Letzter Sollwert begrenzt durch 4012/4013 (PID- Satz1) oder 4112/4113 (PID- Satz2).	

Hinweis: Die Einstellung von Parameter 1104 EXT SOLLW.1 MIN und 1107 EXT SOLLW. 2 MIN hat keine Auswirkung auf die Skalierung von Sollwerten.


Wenn Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1 oder 1106 AUSW.EXT SOLLW 2 auf KOMM+AI1 oder KOMM*AI1 eingestellt sind, wird der Sollwert wie folgt skaliert:





Sollwert-Verarbeitung

Mit den Parametern der *Gruppe 10: START/STOP/DREHR* wird die Steuerung der Drehrichtung für jeden Steuerplatz (EXT1 und EXT2) konfiguriert. Die folgenden Diagramme veranschaulichen das Zusammenwirken von Parametern der Gruppe 10 mit dem Vorzeichen des Feldbus-Sollwerts beim Erzeugen von SOLLWERTEN (SOLLW1 und SOLLW2). Hinweis: Feldbus-Sollwerte sind bipolar und können positiv oder negativ sein.



Istwert

Wie vorher in Abschnitt Steuerungsschnittstelle auf Seite 248 beschrieben, sind die Istwerte Worte, die Daten des Frequenzumrichters enthalten.

Istwert-Skalierung

Die Skalierung der Integerwerte, die als Istwerte an den Feldbus gesendet werden, ist abhängig von der Auflösung des gewählten Antriebsparameters. Mit Ausnahme der Hinweise für die Datenworte ISTW1 und ISTW2, unten, skalieren Sie die Rückmelde-Integerwerte entsprechend der für die Parameter in Abschnitt Vollständige Parameterliste auf Seite 97 aufgelisteten Auflösung. Beispiel:

	Integerwert der Rückmeldung	Parameterauflösung	Skalierter Wert
1	0,1 mA		1 · 0,1 mA = 0,1 mA
1	0	0.1%	10 · 0.1% = 1%

Die Datenworte 5 und 6 werden wie folgt skaliert:

	ABB-Drives-Profil				
	Inhalt Skalierung				
ISTW1	ISTDREHZAHL	-20000 +20000 = -(Par. 1105) +(Par. 1105)			
ISTW2	DREHMOMENT	-10000 +10000 = -100% +100%			

Virtuelle Adressen der Frequenzumrichter-Regelung

Der virtuelle Adressbereich der Antriebssteuerung wird wie folgt, belegt:

1 Steuerwort 2 Sollwert 1 (SOLLW1) 3 Sollwert 2 (SOLLW2) 4 Statuswort 5 Istwert 1 (ISTW1) 6 Istwert 2 (ISTW2)					
3 Sollwert 2 (SOLLW2) 4 Statuswort 5 Istwert 1 (ISTW1)	1	Steuerwort			
4 Statuswort 5 Istwert 1 (ISTW1)	2	Sollwert 1 (SOLLW1)			
5 Istwert 1 (ISTW1)	3	Sollwert 2 (SOLLW2)			
, ,	4	Statuswort			
6 Istwert 2 (ISTW2)	5	Istwert 1 (ISTW1)			
	6	Istwert 2 (ISTW2)			

Standardprofil (Generic Profile) - Technische Daten

Übersicht

Mit dem Standardprofil (Generic Profile) wird das Industrie-Standard-Antriebsprofil für jedes Protokoll erfüllt (z.B. PROFIdrive für PROFIBUS, AC/DC Drive für DeviceNet).

Steuerwort

Wie vorher in Abschnitt *Steuerungsschnittstelle* auf Seite *248*beschrieben, ist das STEUERWORT das wichtigste Element zur Steuerung des Frequenzumrichters über ein Feldbussystem. Der spezifische Inhalt des STEUERWORTS wird im Benutzerhandbuch des FBA-Moduls beschrieben.

Statuswort

Wie vorher in Abschnitt Steuerungsschnittstelle auf Seite 248 beschrieben, enthält das STATUSWORT Status-Informationen, die vom Frequenzumrichter an die Master-Station gesendet werden. Der spezifische Inhalt des STATUSWORTS wird im Benutzerhandbuch des FBA-Moduls beschrieben.

Sollwert

Wie vorher in Abschnitt *Steuerungsschnittstelle* auf Seite *248* beschrieben, ist das SOLLWERT-Wort ein Drehzahl- oder Frequenz-Sollwert.

Hinweis: SOLLW2 wird nicht vom Standard- (Generic) Antriebsprofil unterstützt.

Sollwert-Skalierung

Die SOLLWERT-Skalierung erfolgt Feldbustyp-spezifisch. Im Frequenzumrichter ist jedoch die Bedeutung von 100% des SOLLWERTS, wie in der folgenden Tabelle beschrieben, festgelegt. Eine detaillierte Beschreibung des Bereichs und der Skalierung des SOLLWERTS enthält das Benutzerhandbuch des jeweiligen FBA-Moduls.

	Standard- (Generic-) Profil				
Sollwert	Bereich	Sollwert- Typ	Skalierung	Erläuterungen	
REF	Feldbus- spezi- fisch	Drehzahl	-100% = -(Par. 9908) 0 = 0 +100 = (Par. 9908)	Letzter Sollwert begrenzt durch 1104/1105. Motor-Istdrehzahl begrenzt durch 2001/ 2002 (Drehzahl).	
		Frequenz	-100% = -(Par. 9907) 0 = 0 +100 = (Par. 9907)	Letzter Sollwert begrenzt durch 1104/1105. Motor-Istdrehzahl begrenzt durch 2007/ 2008 (Frequenz).	

Istwerte

Wie vorher in Abschnitt *Steuerungsschnittstelle* auf Seite *248* beschrieben, sind die Istwerte Worte, die Daten des Frequenzumrichters enthalten.

Istwert-Skalierung

Für Istwerte skalieren Sie den Integerwert der Rückmeldesignale anhand der Parameter-Auflösung. (Siehe Abschnitt *Vollständige Parameterliste* auf Seite 97 für Parameter-Auflösungen.) Beispiel:

Integerwert der Rückmeldung	Parameterauflösung	(Integerwert der Rückmeldung) · (Parameterauflösung) = Skalierter Wert
1	0,1 mA	1 · 0,1 mA = 0,1 mA
10	0,1%	10 · 0.1% = 1%

In Fällen, in denen Parameter als Prozentwerte angegeben sind, ist im Abschnitt *Vollständige Parameterliste* angegeben, welcher Wert 100% entspricht. In solchen Fällen wird zur Konvertierung von Prozentwerten in physikalische Einheiten mit dem Parameterwert multipliziert, der für 100% gilt und durch 100% dividiert. Beispiel:

Integer- wert der Rückme- Idung	Parameterauf lösung	Wert des Parameters, der für 100% steht	(Integerwert der Rückmeldung) · (Parameterauflösung) · (Wert von 100% Sollw.) Skalierter Wert
10	0,1%	1500 Upm ¹	10 · 0,1% · 1500 Upm / 100% = 15 Upm
100	0,1%	500 Hz ²	100 · 0,1% · 500 Hz / 100% = 50 Hz

Als Beispiel wird angenommen, dass als Istwert Parameter 9908 MOTOR NENNDREHZ als 100% Sollwert verwendet wird und dass 9908 = 1500 Upm.

Istwert-Anzeige (Mapping)

Siehe Benutzerhandbuch des jeweiligen FBA-Moduls.

Als Beispiel wird angenommen, dass als Istwert Parameter 9907 MOTOR NENNFREQ als 100% Sollwert verwendet wird und dass 9907 = 500 Hz.

Diagnose



WARNUNG! Versuchen Sie nicht, andere als in diesem Handbuch beschriebene Arbeiten am Frequenzumrichter auszuführen, Teile auszutauschen oder andere Wartungsmaßnahmen zu ergreifen. Damit gefährden Sie die Gewährleistung sowie einen ordnungsgemäßen Betrieb und verursachen eventuell längere Stillstandszeiten und höhere Kosten.



WARNUNG! Alle elektrischen Installations- und Wartungsarbeiten, die in diesem Kapitel beschrieben werden, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden. Die Sicherheitsvorschriften in Kapitel *Sicherheitsvorschriften* auf Seite *5* müssen befolgt werden.

Diagnoseanzeigen

Der Frequenzumrichter erkennt Störungssituationen und meldet diese:

- Mit der grünen und roten LED auf dem Frequenzumrichtergehäuse,
- Mit der Status-LED auf dem Bedienpanel (falls ein Komfort-Bedienpanel angeschlossen ist).
- In der LCD-Anzeige des Bedienpanels (falls das Bedienpanel angeschlossen ist).
- Mit den Störungs- und Warnungswort-Parameter-Bits (Parameter 0305 bis 0309).
 Bedeutung der Bits siehe Gruppe 03: ISTWERTSIGNALE auf Seite 118.

Die Form der Anzeige hängt von der Schwere der Störung ab. Nach der Schwere der Störung können Sie den Frequenzumrichter so einstellen, dass:

- die Störung ignoriert wird
- eine Warnmeldung gemeldet wird
- eine Störmeldung angezeigt wird.

Rot - Störung

Der Frequenzumrichter signalisiert, dass er eine ernste Störung oder einen Fehler erkannt hat, durch:

- Aufleuchten der roten LED am Frequenzumrichter (die LED ist entweder ständig an oder blinkt)
- Mit der ständig rot leuchtenden Status-LED auf dem Bedienpanel (falls ein Komfort-Bedienpanel angeschlossen ist).
- Setzen eines entsprechenden Bits in einem Fehlerwort-Parameter (0305 bis 0307).

LOC ⊍Störung

- Überschreiben der Bedienpanelanzeige durch einen Störcode im Störungs-Modus (siehe Abbildung rechts)
- · Stoppen des Motors (falls er in Betrieb war).

Der Störcode auf dem Bedienpanel wird nur vorübergehend angezeigt. Das Drücken einer der folgenden Tasten löscht die Störmeldung: MENU, AUSWAHL, AUF oder AB. Die Störmeldung erscheint Störung 7
AI1 UNTERBR

00:00

LOC FOOO7
FWD

nach einigen Sekunden erneut, wenn keine weitere Taste gedrückt wird und die Störung immer noch vorhanden ist.

Grün blinkend - Warnmeldungen

Bei weniger schweren Störungen, genannt Warnungen, gibt die Diagnosen-Anzeige eine Hilfestellung. Bei Eintreten dieser Situationen meldet der Frequenzumrichter, dass er etwas "Ungewöhnliches" erkannt hat. In diesen Situationen:

- Blinkt die grüne LED am Frequenzumrichter (gilt nicht für Warnungen, die durch Fehlbedienung des Bedienpanels entstehen)
- Blinkt die grüne LED auf dem Bedienpanel (falls angeschlossen)
- Der Frequenzumrichter setzt ein entsprechendes Bit in einem Warnwort-Parameter (0308 oder 0309). Siehe Gruppe 03: ISTWERTSIGNALE auf Seite 118 hinsichtlich der Bit-Definitionen
- Überschreiben der Bedienpanelanzeige durch einen Störcode und/oder eine Bezeichnung im Störungs-Modus (siehe Abbildung rechts).

Die Anzeige der Warnmeldungen auf der Bedienpanel-Anzeige verschwindet nach einigen Sekunden. Die Warnmeldung wird jedoch periodisch wieder angezeigt, solange die betreffende Störung besteht.



Störungsbehebung

Zur Störungsbehebung wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

- Verwenden Sie die Tabelle in Abschnitt Störungsbehebung, um den Ursprung und den Grund des Problems zu lokalisieren.
- Quittierung (Reset) des Frequenzumrichters. Siehe Abschnitt Störungsquittierung auf Seite 276.

Störungsbehebung

In der folgenden Tabelle werden die Störungen nach Codenummern aufgelistet und einzeln beschrieben. Die Bezeichnung der Störung erfolgt in der langen Form, die im Störungs-Modus des Komfort-Bedienpanels angezeigt wird, wenn der Störzustand auftritt. Die Störungsbezeichnungen (wie hier nur für die Anzeige des Komfort-

Bedienpanels) im Störungsspeicher-Modus (siehe Seite 66) und die entsprechenden Störungsnamen für Parameter 0401 LETZTE STÖRUNG können kürzer sein.

Stör- code	Störungs- bezeichnung auf dem Bedienpanel	Beschreibung und Empfehlung zur Störungsbehebung
1	ÜBERSTROM	Ausgangsstrom zu hoch. Prüfen und korrigieren:
		Motorbelastung zu hoch.
		Nicht ausreichende Beschleunigungszeit (Parameter 2202 BESCHL ZEIT 1 und 2205 BESCHL ZEIT 2).
		Fehler in Motor, Motorkabeln oder Anschlüssen.
2	DC ÜBERSPG	DC-Zwischenkreisspannung zu hoch. Prüfen und korrigieren:
		Statische oder transiente Überspannungen in der Einspeisung.
		Unzureichende Verzögerungszeit (Parameter 2203 VERZÖG ZEIT 1 und 2206 VERZÖG ZEIT 2).
		Nicht ausreichend dimensionierter Brems-Chopper (falls vorhanden).
		Prüfen, ob die Überspannungsüberwachung aktiviert ist (mit Parameter 2005).
3	FU ÜBERTEMP	Kühlkörper des Frequenzumrichters zu heiß. Die Temperatur ist am oder oberhalb des Grenzwerts. R1R4: 115 °C (239 °F) R5, R6: 125 °C (257 °F)
		Prüfen und korrigieren:
		Lüfterausfall.
		Behinderung des Luftstroms.
		Schmutz- oder Staubbelag auf dem Kühlkörper.
		Umgebungstemperatur zu hoch.
		Motorbelastung zu hoch.
4	KURZSCHLUSS	Fehlerstrom. Prüfen und korrigieren:
		Kurzschluss in Motorkabel(n) oder Motor.
		Störungen der Spannungsversorgung.
5	Reserviert	Nicht verwendet.
6	DC UNTERSPG	DC-Zwischenkreisspannung ist zu gering. Prüfen und korrigieren:
		Fehlende Phase in der Netz-Spannungsversorgung.
		Sicherung gefallen.
		Unterspannung im Netz.
7	AI1 UNTERBR	Fehler Analogeingang 1. Analogeingangswert ist niedriger als die Einstellung von AI1 FEHLER GRENZ (3021). Prüfen und korrigieren:
		Signalquelle und Anschluss des Analogeingangs.
		Parametereinstellungen von Al1 FEHLER GRENZ (3021) und 3001 Al <min funktion.<="" td=""></min>
8	AI2 UNTERBR	Fehler Analogeingang 2. Analogeingangswert ist niedriger als die Einstellung von AI2 FEHLER GRENZ (3022). Prüfen und korrigieren:
		Signalquelle und Anschluss des Analogeingangs.
		Parametereinstellungen von Al2 FEHLER GRENZ (3022) und 3001 Al <min funktion.<="" td=""></min>

Stör- code	Störungs- bezeichnung auf dem Bedienpanel	Beschreibung und Empfehlung zur Störungsbehebung
9	MOTOR ÜBERTEMP	Motor ist zu heiß, dieser Zustand ist entweder vom Frequenzumrichter berechnet, oder durch Temperaturfühler gemessen worden.
		Prüfen, ob der Motor überlastet ist.
		Motorschutz-Parametereinstellungen, die für die Berechnung benutzt werden, anpassen (30053009).
		Temperaturfühler und die Einstellung der Parameter in <i>Gruppe 35: THERM MOTORSCHUTZ</i> prüfen.
10	PANEL KOMM	Fehler in der Bedienpanel-Kommunikation und entweder:
		der Frequenzumrichter wird lokal gesteuert (Bedienpanel zeigt LOC an), oder
		der Frequenzumrichter wird ferngesteuert (REM) und ist so eingestellt, dass er Start/Stop-, Drehrichtungs- oder Sollwert-Eingaben vom Bedienpanel erhalten kann.
		Prüfen und korrigieren:
		Kommunikationsverbindungen und Anschlüsse.
		Parameter 3002 PANEL KOMM FEHL.
		Parameter in <i>Gruppe 10: START/STOP/DREHR</i> und <i>Gruppe 11: SOLLWERT AUSWAHL</i> (bei Fernsteuerung REM).
11	ID LAUF FEHL	Der Motor ID-Lauf wurde nicht vollständig ausgeführt. Prüfen und korrigieren:
		Motoranschlüsse.
		Motor-Parameter 99059909.
12	MOTOR BLOCK	Motor oder Prozess blockiert. Motor dreht im Blockierbereich. Prüfen und korrigieren:
		Zu hohe Last.
		Nicht ausreichende Motorleistung.
		Parameter 30103012.
13	Reserviert	Nicht verwendet.
14	EXT STÖRUNG 1	Digitaleingang für die Meldung des ersten externen Fehlers ist aktiv. Siehe Einstellung von Parameter 3003 EXT STÖRUNG 1.
15	EXT STÖRUNG 2	Digitaleingang für die Meldung des zweiten externen Fehlers ist aktiv. Siehe Einstellung von Parameter 3004 EXT STÖRUNG 2.
16	ERDSCHLUSS	Möglicher Erdschlussfehler im Motor oder den Motorkabeln erkannt. Der Frequenzumrichter überwacht auf Erdschlussfehler während der Antrieb läuft und auch nicht läuft. Die Überwachung ist empfindlicher, wenn der Antrieb nicht läuft und kann so auch Falschmeldungen erzeugen. Mögliche Abhilfe:
		Netzanschlüsse überprüfen/korrigieren.
		Prüfen, ob das Motorkabel die zulässige Länge überschreitet.
		Verringern Sie den Erkennungspegel für Erdschlussfehler mit Parameter 3028 EARTH FAULT LVL.
		Eine geerdete Dreieck-Einspeisung und Motorkabel mit hoher Kapazität können bei Prüfungen ohne laufenden Antrieb zu Falschmeldungen führen. Die Reaktionen auf Fehler-Überwachung bei stehendem Antrieb kann mit Parameter 3023 ANSCHLUßFEHLER deaktiviert werden. Die Deaktivierung der gesamten Erdschluss-Überwachung erfolgt mit Parameter 3017 ERDSCHLUSS.
		Hinweis: Die Deaktivierung der Erdschluss-Überwachung (Erdschlussfehler) kann die das Erlöschen der Garantie zur Folge haben.

Stör- code	Störungs- bezeichnung auf dem Bedienpanel	Beschreibung und Empfehlung zur Störungsbehebung
17	ENTFÄLLT	Nicht verwendet.
18	THERM STÖRUNG	Interner Fehler. Der Thermistor für die Messung der Innentemperatur des Frequenzumrichters ist getrennt oder kurzgeschlossen. Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
19	OPEX LINK	Interner Fehler. Ein Kommunikationsproblem zwischen Regelungseinheit und OINT-Karten (LWL-Verbindung) ist erkannt worden. Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
20	OPEX PWR	Interner Fehler. Es ist eine extrem Unterspannung auf der OINT-Karte erkannt worden. Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
21	STROM- MESSUNG	Interner Fehler. Strommessergebnisse außerhalb des Messbereichs. Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
22	NETZ PHASE	Zu hohe Spannungsschwankungen im DC-Zwischenkreis. Prüfen und korrigieren:Fehlende Netzphase.Sicherung gefallen.
24	ÜBERDREHZAHL	 Der Frequenzumrichter erkennt kein gültiges Impulsgeber-Signal. Prüfen und korrigieren: Impulsgeber und korrekter Anschluss (Leiter vertauscht = Kanal A mit Klemme von Kanal B verbunden oder umgekehrt, loser Anschluss oder Kurzschluss) Logische Spannungspegel außerhalb des spezifizierten Bereichs. Funktionsfähiges und korrekt angeschlossenes Impulsgeber-Schnittstellenmodul, OTAC-01. Falscher Wert in Parameter 5001 ANZAHL IMPULSE. Ein falscher Wert (berechnet) wird nur erkannt, wenn der Fehler größer als das Vierfache des Nennschlupfs des Motors ist. Ein Impulsgeber wird nicht benutzt, aber Parameter 5002 ENCODER FREIGABE = 1 (FREIGEGEB). Die Motordrehzahl ist höher als 120% des Werts von 2001 MINIMAL DREHZAHL oder 2002 MAXIMAL DREHZAHL. Prüfen und korrigieren: Parametereinstellungen von Par. 2001 und 2002. Eignung des Motorbremsmoments. Anwendbarkeit der Drehmomentregelung.
0.5	B t	Bremschopper und Widerstand.
25	Reserviert	Nicht verwendet.
26	FU ID FEHLER	Interner Fehler. Konfigurationsblock der Drive ID ist nicht gültig. Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
27	KONFIG DATEI	Die interne Konfigurationsdatei ist fehlerhaft. Wenden Sie sich an Ihre ABB- Vertretung.
28	SERIAL 1 STÖR	 Zeitfehler in der Feldbuskommunikation. Prüfen und korrigieren: Fehler-Setup (3018 KOMM FEHL FUNK und 3019 KOMM. FEHLERZEIT). Kommunikationseinstellungen (jeweils Gruppe 51: EXT KOMM MODULE oder Gruppe 53: EFB PROTOKOLL). Schlechte Verbindungen und/oder Verbindungsstörungen.
29	EFB CON FILE	Fehler beim Lesen der Konfigurationsdatei für den Feldbusadapter.
30	FORCE TRIP	Störmeldung vom Feldbus ausgelöst. Siehe Feldbus-Benutzerhandbuch.

Stör- code	Störungs- bezeichnung auf dem Bedienpanel	Beschreibung und Empfehlung zur Störungsbehebung
31	EFB 1	Störcode reserviert für die EFB-Protokoll-Applikation (integrierter Feldbus).
32	EFB 2	Die Bedeutung ist vom Protokoll abhängig.
33	EFB 3	
34	MOTORPHASE	Fehler im Motorstromkreis. Ausfall einer Motorphase. Prüfen und korrigieren: • Motorstörung. • Motorkabelfehler. • Thermorelais-Fehler (falls Thermorelais vorhanden). • Interne Störung
35	AUSG KABEL	Fehlerhafter Netzanschluss und Motorkabelanschluss (d. h. das Netzkabel ist an die Motoranschlussklemmen des Frequenzumrichters angeschlossen). Die Störmeldung kann irrtümlich angezeigt werden bei einem defekten Frequenzumrichter oder einem geerdeten Dreieck-Einspeisesystem und hoher Kapazität der Motorkabel. Diese Störmeldung kann mit Parameter 3023 ANSCHLUßFEHLER deakitivert werden. • Eingangsanschlüsse prüfen. Erdung prüfen.
36	INKOMPATIBLE SW	Der Frequenzumrichter kann die Software nicht verarbeiten. Interne Störung. Die geladene Software ist nicht mit dem Frequenzumrichter kompatibel. Rufen Sie den ABB-Service an.
37	CB ÜBER- TEMPERATUR	Die Regelungskarte des Frequenzumrichters ist zu heiß. Die Fehler-Abschaltgrenze liegt bei 88 °C. Prüfen und korrigieren: • Umgebungstemperatur zu hoch. • Lüfterausfall. • Behinderung des Luftstroms. Nicht für Frequenzumrichter mit einer Regelungskarte des Typs OMIO.
38	BENUTZER LASTKURVE	Die mit Parameter 3701 NUTZERLAST C MOD definierte Bedingung dauert länger, als die Zeit gemäß Einstellung von 3703 NUTZERLSTK ZEIT.
101 199	SYSTEM ERROR	Interner Fehler des Frequenzumrichters. Wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer an den ABB-Service.
201 299	SYSTEM ERROR	Fehler im System. Wenden Sie sich unter Angabe des Fehlercodes an den ABB-Service.
-	UNKNOWN DRIVE TYPE: ACS550 SUPPORTED DRIVES: X	Falscher Bedienpanel-Typ angeschlossen, d.h. das Bedienpanel unterstützt Frequenzumrichter X aber nicht den ACS550.

Störungen, die Konflikte bei Parameter-Einstellungen anzeigen, sind in der folgenden Liste aufgeführt.

Stör- code	Störungs- bezeichnung auf dem Bedienpanel	Beschreibung und Empfehlung zur Störungsbehebung
1000	PARAM STÖRUNG	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent. Folgende Parameter und Bedingungen einzeln prüfen:
		2001 MINIMAL DREHZAHL > 2002 MAXIMAL DREHZAHL.
		2007 MINIMUM FREQ > 2008 MAXIMUM FREQ.
		• 2001 MINIMAL DREHZAHL / 9908 MOTOR NENNDREHZ außerhalb des zulässigen Bereichs (> 50).
		2002 MAXIMAL DREHZAHL / 9908 MOTOR NENNDREHZ außerhalb des zulässigen Bereichs (> 50).
		2007 MINIMUM FREQ / 9907 MOTOR NENNFREQ außerhalb des zulässigen Bereichs (> 50).
		2008 MAXIMUM FREQ / 9907 MOTOR NENNFREQ außerhalb des zulässigen Bereichs (> 50).
1001	PAR PFC STÖR	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent. Prüfen Sie folgendes: • 2007 MINIMUM FREQ ist negativ, wenn 8123 PFC FREIGABE aktiv ist.
1002	Reserviert	Nicht verwendet.
1003	PAR AI SKAL	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent. Folgende Parameter und Bedingungen einzeln prüfen:
		• 1301 MINIMUM AI1 > 1302 MAXIMUM AI1.
		• 1304 MINIMUM AI2 > 1305 MAXIMUM AI2.
1004	PAR AO SKAL	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent. Folgende Parameter und Bedingungen einzeln prüfen:
		• 1504 MINIMUM AO1 > 1505 MAXIMUM AO1.
		• 1510 MINIMUM AO2 > 1511 MAXIMUM AO2.
1005	PAR MOT2 DAT	Parameterwerte für die Leistungsregelung sind inkonsistent: Motornennstrom kVA oder Motornennleistung sind nicht korrekt. Prüfen Sie folgendes:
		• 1.1 \leq (9906 MOTOR NENNSTROM • 9905 MOTOR NENNSP • 1,73 / P_N) \leq 3.0
		dabei sind: $P_{\rm N}$ = 1000 · 9909 MOTOR NENNLEIST (bei Einheit kW) oder $P_{\rm N}$ = 746 · 9909 MOTOR NENNLEIST (bei Einheit hp, z.B. bei USInstallationen)
1006	PAR EXT RO	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent. Prüfen Sie folgendes:
		Relais-Erweiterungsmodul nicht angeschlossen und
		14101412 RELAISAUSG 46 sind nicht auf Null (0) eingestellt.
1007	PAR FBUSMISS	Parameter-Einstellwerte sind inkonsistent. Prüfen und korrigieren: • Ein Parameter ist für Feldbussteuerung eingestellt (z.B. 1001 EXT1 BEFEHLE = 10 (KOMM)), aber 9802 KOMM PROT AUSW = 0.
1008	PAR PFCMODE	Parameterwerte sind inkonsistent – 9904 MOTOR REGELMODUS muss = 3 (SCALAR (U/F)) eingestellt sein, wenn 8123 PFC FREIGABE aktiviert ist.
1009	PAR MOT1 DAT	Parameterwerte für die Leistungsregelung sind inkonsistent: Einstellungen von Motornennfrequenz oder -drehzahl sind falsch. Beides wie folgt prüfen: • 1 ≤ (60 · 9907 MOTOR NENNFREQ / 9908 MOTOR NENNDREHZ ≤ 16 • 0.8 ≤ 9908 MOTOR NENNDREHZ / (120 · 9907 MOTOR NENNFREQ / Motorpole) ≤ 0,992
1010/ 1011	Reserviert	Nicht verwendet.

Stör- code	Störungs- bezeichnung auf dem Bedienpanel	Beschreibung und Empfehlung zur Störungsbehebung
1012	PAR PFC EA 1	Die E/A-Konfiguration ist nicht vollständig – nicht genug Relais für PFC eingestellt. Oder ein Konflikt besteht zwischen <i>Gruppe 14:</i> RELAISAUSGÄNGE, Parameter 8117 ANZ HILFSMOTORE und Parameter 8118, AUTOWECHSEL BER.
1013	PAR PFC EA 2	Die E/A-Konfiguration ist nicht vollständig – die aktuelle Zahl an PFC-Motoren (Parameter 8127, MOTOREN) entspricht nicht den PFC-Motoren in <i>Gruppe 14: RELAISAUSGÄNGE</i> und Parameter 8118 AUTOWECHSEL BER.
1014	PAR PFC EA 3	Die E/A-Konfiguration ist nicht vollständig – der Frequenzumrichter kann keinen Digitaleingang (Verriegelung) für jeden PFC-Motor zuordnen (Parameter 8120 VERRIEGELUNGEN und 8127 MOTOREN).
1015	RESERVIERT	Nicht verwendet.
1016	PAR BENUTZER LASTKURVE	Parameterwerte für die Nutzerlastkurve sind inkonsistent. Prüfen Sie, ob folgende Bedingungen erfüllt sind: • 3704 LAST FREQ 1 ≤ 3707 LAST FREQ 2 ≤ 3710 LAST FREQ 3 ≤ 3713 LAST FREQ 4 ≤ 3716 LAST FREQ 5.
		• 3705 LASTMOM LOW 1 ≤ 3706 LASTMOM HIGH 1.
		• 3708 LASTMOM LOW 2 ≤ 3709 LASTMOM HIGH 2.
		• 3711 LASTMOM LOW 3 ≤ 3712 LASTMOM HIGH 3.
		• 3714 LASTMOM LOW 4 ≤ 3715 LASTMOM HIGH 4.
		• 3717 LASTMOM LOW 5 ≤ 3718 LASTMOM HIGH 5.

Störungsquittierung

Der ACS550 kann für eine automatische Quittierung bestimmter Störmeldungen konfiguriert werden. Siehe Parameter *Gruppe 31: AUTOM. QUITTIERUNG*.



WARNUNG! Ist eine externe Quelle für den Startbefehl gewählt und ist sie aktiv, kann der ACS550 sofort nach der Störungsquittierung starten.

Blinkende rote LED

Zum Rücksetzen des ACS550 bei Störungen, die durch eine blinkende rote LED angezeigt werden:

• Die Spannungsversorgung für 5 Minuten abschalten.

Rote LED

Zum Rücksetzen des ACS550 bei Störungen, die durch eine rote LED angezeigt werden (ständig an, nicht blinkend), zunächst die Störungsursache beheben und einen der folgenden Schritte ausführen:

- Taste RESET auf dem Bedienpanel drücken.
- Die Spannungsversorgung für 5 Minuten abschalten.

Abhängig von dem Wert für 1604 STÖR QUIT AUSW, kann der Frequenzumrichter auch folgendermaßen zurückgesetzt werden:

- Digitaleingang
- serielle Kommunikation.

Wenn die Störung korrigiert ist, kann der Antrieb gestartet werden.

Störungsspeicher

Als Referenz werden die letzten drei Störcodes in die Parameter 0401, 0412, 0413 geschrieben (gespeichert). Für die meisten Störmeldungen (identifiziert von Parameter 0401) speichert der Frequenzumrichter zusätzliche Daten (in Parameter 0402...0411) zur Unterstützung bei der Störungssuche. Parameter 0404 speichert z.B. die aktuelle Motordrehzahl bei Erkennen der Störung.

Das Komfort-Bedienpanel bietet zusätzliche Informationen über den Störungsspeicher. Weitere Informationen siehe Abschnitt *Störspeicher-Modus* auf Seite *66*.

Zum Löschen des Störungsspeichers (alle Parameter der *Gruppe 04: STÖRUNGSPEICHER*):

- 1. Das Bedienpanel im Parameter-Modus verwenden, Auswahl Parameter 0401.
- 2. Die Taste EDIT drücken (oder ENTER auf dem Basis-Bedienpanel).
- 3. Die Tasten AUF und AB gleichzeitig drücken.
- 4. Funktionstaste SICHERN drücken.

Korrekturen bei Warnmeldungen

Zur Korrektur bei Warnmeldungen folgendermaßen vorgehen:

- Stellen Sie fest, ob für die Warnmeldung eine Störungsbehebung erforderlich ist (dies ist nicht in allen Fällen nötig).
- Verwenden Sie die Tabelle in Abschnitt *Liste der Warnmeldungen*, um den Ursprung und den Grund des Problems zu lokalisieren.

Liste der Warnmeldungen

In der folgenden Tabelle sind die Warnmeldungen mit ihren Codes aufgelistet und einzeln beschrieben.

Warn- Code	Anzeige	Beschreibung
2001	ÜBERSTROM	Die Strombegrenzungsregelung ist aktiviert. Prüfen und korrigieren: • Motorbelastung zu hoch.
		Nicht ausreichende Beschleunigungszeit (Parameter 2202 BESCHL ZEIT 1 und 2205 BESCHL ZEIT 2).
		Fehler in Motor, Motorkabeln oder Anschlüssen.
2002	ÜBERSPANNUNG	 Die Überspannungsregelung ist aktiviert. Prüfen und korrigieren: Statische oder transiente Überspannungen in der Einspeisung. Unzureichende Verzögerungszeit (Parameter 2203 VERZÖG ZEIT 1 und 2206 VERZÖG ZEIT 2).
2003	UNTERSPANNUNG	Die Unterspannungsregelung ist aktiviert. Prüfen und korrigieren: • Unterspannung im Netz.

Warn- Code	Anzeige	Beschreibung
2004	DREHRICHTUNGS- WECHSEL GESPERRT	 Der versuchte Drehrichtungswechsel ist nicht zulässig. Entweder: Den versuchten Drehrichtungswechsel nicht ausführen, oder Parametereinstellung von 1003 DREHRICHTUNG ändern, damit ein Drehrichtungswechsel möglich ist (falls der Betrieb mit umgekehrter Drehrichtung sicher ist).
2005	E/A-KOMM	 Zeitfehler in der Feldbuskommunikation. Prüfen und korrigieren: Fehler-Setup (3018 KOMM FEHL FUNK und 3019 KOMM. FEHLERZEIT). Kommunikationseinstellungen (jeweils <i>Gruppe 51: EXT KOMM MODULE</i> oder <i>Gruppe 53: EFB PROTOKOLL</i>). Schlechte Verbindungen und/oder Verbindungsstörungen.
2006	AI1 FEHLT	 Analogeingang 1 ist ausgefallen, oder der Wert ist kleiner als die Minimum-Einstellung. Prüfen: Signalquelle und Anschlüsse. Parameter, mit dem der Minimum-Wert eingestellt wird (3021). Parameter für die Einstellung des Betriebsverhaltens bei Warnung/Störung (3001),
2007	AI2 FEHLT	 Analogeingang 2 ist ausgefallen, oder der Wert ist kleiner als die Minimum-Einstellung. Prüfen: Signalquelle und Anschlüsse. Parameter, mit dem der Minimum-Wert eingestellt wird (3022). Parameter für die Einstellung des Betriebsverhaltens bei Warnung/Störung (3001).
2008	BEDIENPANEL FEHLT	 Störung in der Bedienpanel-Kommunikation und entweder: der Frequenzumrichter wird lokal gesteuert (Bedienpanel zeigt LOC an), oder der Frequenzumrichter wird ferngesteuert (REM) und ist so eingestellt, dass er Start/Stop-, Drehrichtungs- oder Sollwert-Eingaben vom Bedienpanel erhalten kann. Prüfen und korrigieren: Kommunikationsverbindungen und Anschlüsse. Parameter 3002 PANEL KOMM FEHL. Parameter in <i>Gruppe 10: START/STOP/DREHR</i> und <i>Gruppe 11: SOLLWERT AUSWAHL</i> (bei Fernsteuerung REM).
2009	FU ÜBERTEMPERATUR	Der Kühlkörper des Frequenzumrichters ist heiß. Diese Warnung warnt davor, dass ein(e) ÜBERTEMPERATUR (-Abschaltung) auftreten kann. R1R4: 100 °C (212 °F) R5, R6: 110 °C (230 °F) Prüfen und korrigieren: Lüfterausfall. Behinderung des Luftstroms. Schmutz- oder Staubbelag auf dem Kühlkörper. Umgebungstemperatur zu hoch.

Warn- Code	Anzeige	Beschreibung
2010	MOTOR ÜBERTEMPERATUR	 Motor ist zu heiß, vom Frequenzumrichter errechnet oder mit Temperatursensor gemessen. Diese Warnung warnt davor, dass ein(e) MOTOR-ÜBERTEMPERATUR (-Abschaltung) auftreten kann. Prüfen: Prüfen, ob der Motor überlastet ist. Motorschutz-Parametereinstellungen, die für die Berechnung benutzt werden, anpassen (30053009). Temperatursensoren und <i>Gruppe 35: THERM MOTORSCHUTZ</i> prüfen.
2011	Reserviert	Nicht verwendet.
2012	MOTOR BLOCKIERT	Motor dreht im Blockierbereich. Diese Warnung warnt vor einer möglichen MOTOR BLOCKIERT-Fehler-Abschaltung.
2013 (Hinweis 1)	AUTOM. RESET	Diese Warnung warnt davor, dass der Frequenzumrichter eine automatische Fehlerquittierung ausführen wird, durch die der Motor gestartet wird. • Steuerung der automatischen Quittierung durch entsprechende Einstellung in <i>Gruppe 31: AUTOM. QUITTIERUNG</i> .
2014 (Hinweis 1)	AUTOWECHSEL	Diese Warnung weist darauf hin, dass die PFC-Autowechsel-Funktion eingestellt ist. • Einstellungen für PFC mit <i>Gruppe 81: PFC REGELUNG</i> und dem <i>PFC-Makro</i> auf Seite 90.
2015	PFC I SPERRE	Diese Warnung weist darauf hin, dass die PFC-Verriegelungen aktiviert sind, d.h. dass der Frequenzumrichter folgende Starts nicht steuern kann: • Jeden Motor (wenn Autowechsel aktiviert ist). • den drehzahlgeregelten Motor (wenn Autowechsel nicht aktiviert ist).
2016/ 2017	RESERVIERT	Nicht verwendet.
2018 (Hinweis 1)	PID SCHLAF AKTIV	Diese Warnung weist darauf hin, dass die PID-Schlaf-Funktion aktiviert ist, das bedeutet, dass der Motor beschleunigt werden könnte, wenn die PID-Schlaf-Funktion beendet ist. • Einstellungen der PID-Schlaf-Funktion mit Parameter 40224026 oder 41224126 vornehmen.
2019	ID-LAUF	Der ID-Lauf wird ausgeführt.
2020	RESERVIERT	Nicht verwendet.
2021	START FREIGABE 1 FEHLT	Warnung, dass das Signal für Startfreigabe 1 fehlt. • Die Funktion der Startfreigabe 1 prüfen: Zur Korrektur prüfen: • Digitaleingangskonfiguration. • Kommunikationseinstellungen.
2022	START FREIGABE 2 FEHLT NOTHALT	Warnung, dass das Signal für Startfreigabe 2 fehlt. • Die Funktion der Startfreigabe 2 prüfen: Zur Korrektur prüfen: • Digitaleingangskonfiguration. • Kommunikationseinstellungen. Nothalt ist aktiviert.

Warn- Code	Anzeige	Beschreibung
2024	STÖRUNG GEBER	Der Frequenzumrichter erkennt kein gültiges Impulsgeber-Signal. Prüfen und korrigieren:
		Impulsgeber und korrekter Anschluss (Leiter vertauscht, loser Anschluss oder Kurzschluss).
		Logische Spannungspegel außerhalb des spezifizierten Bereichs.
		Funktionsfähiges und korrekt angeschlossenes Impulsgeber- Schnittstellenmodul, OTAC-01.
		Falscher Wert in Parameter 5001 ANZAHL IMPULSE. Ein falscher Wert (berechnet) wird nur erkannt, wenn der Fehler größer als das Vierfache des Nennschlupfs des Motors ist.
		• Ein Impulsgeber wird nicht benutzt, aber Parameter 5002 ENCODER FREIGABE = 1 (FREIGEGEB).
2025	ERSTER START	Der Frequenzumrichter führt eine Erster-Start-Routine zur Erkennung der Motorcharakteristik aus. Dies ist normal, wenn der Motor erstmalig nach Eingabe oder Änderung von Parametern angetrieben wird. Siehe Parameter 9910 MOTOR ID LAUF mit der Beschreibung des Motormodells.
2026	RESERVIERT	Nicht verwendet.
2027	BENUTZERLAST- KURVE	Warnmeldung, wenn die mit Parameter 3701 NUTZERLAST C MOD eingestellte Bedingung länger als die Hälfte der mit Par. 3703 NUTZERLST C ZEIT eingestellten Zeit andauert.
2028	START VERZÖGERUNG	Anzeige während der Startverzögerung. Siehe Parameter 2113 START VERZÖG.

Hinweis 1: Auch wenn der Relaisausgang für die Anzeige von Warnbedingungen konfiguriert ist (z.B. Parameter 1401 RELAIS AUSG 1 = 5 (WARNUNG) oder 16 (STÖRUNG/WARNUNG), wird diese Warnung nicht über einen Relaisausgang ausgegeben.

Warnmeldungs-Codes (Basis-Bedienpanel)

Das Basis-Bedienpanel zeigt Warnmeldungen mit einem Code, A5xxx an. Die folgende Tabelle enthält die Warnmeldungs-Codes und Beschreibungen.

Code	Beschreibung
5001	Der Frequenzumrichter antwortet nicht.
5002	Das Kommunikationsprofil ist mit dem Frequenzumrichter nicht kompatibel.
5010	Die Parameter-Backupdatei des Bedienpanels ist defekt.
5011	Der Frequenzumrichter wird von einer anderen Quelle gesteuert.
5012	Die Drehrichtung ist verriegelt.
5013	Taste ist deaktiviert, weil der Start gesperrt ist.
5014	Taste ist deaktiviert, weil eine Fehlermeldung ansteht.
5015	Taste ist deaktiviert, weil der Lokalmodus gesperrt ist.
5018	Parameter-Standardwert kann nicht gefunden werden.
5019	Schreiben eines Werts ungleich Null ist nicht zulässig (nur Wert Null kann geschrieben werden).
5020	Gruppe oder Parameter existiert nicht oder Parameterwert ist inkonsistent.
5021	Gruppe oder Parameter ist verborgen.
5022	Gruppe oder Parameter ist schreibgeschützt.

Code	Beschreibung
5023	Modifikation ist nicht zulässig während der Antrieb läuft.
5024	Frequenzumrichter aktiv, später nochmal versuchen.
5025	Schreiben nicht zulässig, während Upload oder Download läuft.
5026	Wert an oder unter Grenzwert.
5027	Wert an oder über Grenzwert.
5028	Wert ungültig – entspricht keinen Werten in der diskreten Werteliste.
5029	Speicher nicht bereit, später nochmal versuchen.
5030	Anfrage ist ungültig.
5031	Frequenzumrichter nicht bereit, z.B. wegen zu niedriger DC-Spannung.
5032	Parameterfehler erkannt.
5040	Gewählter Parametersatz kann im aktuellen Parameter-Backup nicht gefunden werden.
5041	Parameter-Backup zu groß für den Speicher.
5042	Gewählter Parametersatz kann im aktuellen Parameter-Backup nicht gefunden werden.
5043	Keine Startfreigabe erteilt.
5044	Parameter-Backup-Versionen passen nicht zueinander.
5050	Parameter-Upload wurde abgebrochen.
5051	Dateifehler erkannt.
5052	Parameter-Upload-Versuch fehlgeschlagen.
5060	Parameter-Download wurde abgebrochen.
5062	Parameter-Download-Versuch fehlgeschlagen.
5070	Schreibfehler im Panel-Backup-Speicher erkannt.
5071	Lesefehler im Panel-Backup-Speicher erkannt.
5080	Operation ist nicht zulässig, weil der Frequenzumrichter nicht auf Lokalmodus eingestellt ist.
5081	Operation ist nicht zulässig, weil ein Fehler ansteht.
5083	Operation ist nicht zulässig, weil das Parameterschloss nicht offen ist.
5084	Operation ist nicht zulässig, weil der Antrieb arbeitet, später nochmal versuchen.
5085	Download ist nicht zulässig, weil Frequenzumrichtertypen nicht kompatibel sind.
5086	Download ist nicht zulässig, weil Frequenzumrichtermodelle nicht kompatibel sind.
5087	Download ist nicht zulässig, weil Parametersätze nicht zueinander passen.
5088	Operation nicht möglich, weil ein Frequenzumrichter-Speicherfehler erkannt wurde.
5089	Download nicht möglich, weil ein CRC-Fehler erkannt wurde.
5090	Download nicht möglich, weil ein Datenverarbeitungsfehler erkannt wurde.
5091	Operation nicht möglich, weil ein Parameterfehler erkannt wurde.
5092	Download nicht möglich, weil Parametersätze nicht zueinander passen.

282	ACS550-01/U1 Benutzerhandbuch

Wartung



WARNUNG! Lesen Sie Kapitel *Sicherheitsvorschriften* auf Seite *5* bevor Sie Wartungsarbeiten an der Antriebseinrichtung ausführen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu Verletzungen und tödlichen Unfällen führen.

Wartungsintervalle

Wird der Frequenzumrichter in einer geeigneten Umgebung installiert, erfordert er nur einen geringen Wartungsaufwand. In der folgenden Tabelle werden die von ABB empfohlenen, routinemäßigen Wartungsintervalle aufgelistet.

Wartung	Intervall	Anleitung
Kühlkörpertemperatur prüfen und Kühlkörper reinigen	Abhängig von der Staubbelastung der Umgebung (alle 612 Monate)	Siehe Kühlkörper auf Seite 283.
Austausch des Hauptlüfters	Alle sechs Jahre	Siehe <i>Hauptlüfter-Austausch</i> auf Seite 284.
Gehäuselüfter-Austausch (IP54 / UL-Typ 12 Frequenzumrichter)	Alle drei Jahre	Siehe <i>Gehäuselüfter-Austausch</i> auf 286.
Kondensatoren formieren	Einmal jährlich bei Lagerung	Siehe <i>Nachformieren</i> auf Seite 287.
Kondensatoren austauschen (Baugrößen R5 und R6)	Alle neun Jahre	Siehe <i>Austausch</i> auf Seite 287.
Ersetzen der Batterie des Komfort-Bedienpanels	Alle zehn Jahre	Siehe <i>Batterie</i> auf Seite 287.

Weitere Informationen zur Wartung erhalten Sie von Ihrer ABB-Vertretung. Gehen Sie im Internet auf www.abb.com/drive und wählen Sie Service – Maintenance.

Kühlkörper

Auf dem Kühlkörper lagert sich Staub aus der Kühlluft ab. Da ein Kühlkörper mit Staubbelag den Frequenzumrichter weniger wirksam kühlt, werden Übertemperaturstörungen immer wahrscheinlicher. In einer "normalen" Umgebung (nicht verstaubt, nicht sauber) sollte der Kühlkörper jährlich geprüft werden, in einer staubigen Umgebung häufiger.

Die Kühlkörper wie folgt reinigen (falls erforderlich):

- 1. Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.
- 2. Den Lüfter ausbauen (siehe Abschnitt Hauptlüfter-Austausch auf Seite 284).
- 3. Mit Druckluft (nicht feucht) von unten nach oben durchblasen und gleichzeitig die Luft am Austritt absaugen, um den Staub aufzufangen.

Hinweis: Falls die Gefahr besteht, dass Staub in benachbarte Geräte eindringt, muss die Reinigung in einem anderen Raum erfolgen.

- 4. Den Lüfter wieder einbauen.
- 5. Die Spannungsversorgung wieder einschalten.

Hauptlüfter-Austausch

Der Ausfall des Lüfters kündigt sich durch ein stärkeres Geräusch der Lager des Lüfters und einem langsamen Anstieg der Kühlkörper-Temperatur trotz Reinigung des Kühlkörpers an. Wenn der Frequenzumrichter in einem kritischen Teil des Prozesses eingesetzt wird, sollte der Lüfter ausgetauscht werden, sobald diese Symptome auftreten. Ersatzlüfter sind bei ABB erhältlich. Verwenden Sie nur von ABB vorgeschriebene Austauschteile.

Baugrößen R1...R4


Zum Austausch des Lüfters:


- Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.
- 2. Gehäuseabdeckung abnehmen.
- 3. Für Baugröße:
 - R1, R2: Halteklammern der Lüfterabdeckung zusammendrücken und anheben.
 - R3, R4: Die Halteklammer auf der linken Seite des Lüfters eindrücken, und den Lüfter mit leichten Drehbewegungen nach oben herausziehen.
- 4. Das Lüfterkabel abziehen.
- 5. Den Lüfter in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
- 6. Die Spannungsversorgung wieder einschalten.

Baugröße R5

Zum Austausch des Lüfters:

- 1. Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.
- Die Halteschrauben des Lüfters entfernen.
- 3. Demontage des Lüfters: Den Lüfter mit den Scharnieren herausschwenken.
- 4. Das Lüfterkabel abziehen.
- 5. Den Lüfter in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
- 6. Die Spannungsversorgung wieder einschalten.







Pfeile am Lüfter zeigen die Drehrichtung und die Richtung des Luftstroms an.


Baugröße R6

Zum Austausch des Lüfters:

- Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.
- 2. Die Befestigungsschraube des Lüftergehäuses herausdrehen und das Gehäuse gegen die Begrenzer lehnen.
- 3. Den Kabelsteckverbinder herausziehen und abklemmen.
- 4. Das Gehäuse abnehmen und den Lüfter wieder auf die Stifte des Gehäuses setzen.
- 5. Das Gehäuse in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
- 6. Die Spannungsversorgung wieder einschalten.







Gehäuselüfter-Austausch

Gehäuse mit Schutzart IP 54 / UL-Typ 12 haben einen zusätzlichen internen Lüfter, der die Luft im Gehäuse umwälzt.

Baugrößen R1...R4


Zum Austausch des internen Gehäuse-Lüfters in den Baugrößen R1 bis R3 (oben im Frequenzumrichter) und R4 (vorn am Frequenzumrichter):


- Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.
- 2. Die Frontabdeckung entfernen.
- 3. Der Rahmen, der den Lüfter fixiert, hat geformte Halteclips an jeder Ecke. Alle vier Halteclips zur Mitte drücken und die Halterungen freigeben.
- 4. Wenn die Halteclips/Nasen frei sind, den Halterahmen nachoben ziehen und herausnehmen.
- 5. Das Lüfterkabel abziehen.
- 6. Ersatzlüfter in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen, dabei beachten, dass:
 - Der Luftstrom nach oben gerichtet ist (siehe Pfeile am Lüfter).
 - Der Lüfterkabelsatz nach vorn ausgerichtet ist.
 - Die Gehäuseführungskerbe zur hinteren rechten Ecke ausgerichtet ist.
 - Der Lüfterkabelanschluss vorn am Lüfter, oben am Frequenzumrichter erfolgt.

Baugrößen R5 und R6

Austausch der Gehäuselüfter der Baugrößen R5 oder R6:

- 1. Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.
- 2. Die Frontabdeckung entfernen.
- 3. Den Lüfter heraus heben und das Kabel abziehen.
- 4. Den Lüfter in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
- 5. Die Spannungsversorgung wieder einschalten.





3AUA000000404

Kondensatoren

Nachformieren

Die Kondensatoren im DC-Zwischenkreis des Frequenzumrichters müssen formiert / nachformiert werden, wenn der Frequenzumrichter länger als ein Jahr nicht in Betrieb war. Ohne Nachformieren können Kondensatoren beschädigt werden, wenn der Frequenzumrichter in Betrieb genommen wird. Deshalb wird empfohlen, die Kondensatoren einmal jährlich zu formieren. Siehe Abschnitt Seriennummer auf Seite 18 zur Prüfung und Ermittlung des Produktionsdatums aus der Seriennummer des Frequenzumrichters auf den Kennzeichnungsetiketten.

Weitere Informationen zum Formieren der Kondensatoren finden Sie in der Anleitung Guide for Capacitor Reforming in ACS50, ACS55, ACS150, ACS310, ACS350, ACS355, ACS550, ACH550 and R1-R4 OINT-/SINTboards (3AFE68735190 [Englisch]), die im Internet (www.abb.com und Eingabe des Codes im Suchfeld) zum Download bereitgestellt ist.

Austausch

Im Zwischenkreis des Frequenzumrichters befinden sich mehrere Elektrolytkondensatoren. Bei niedriger Umgebungstemperatur verlängert sich die Lebensdauer der Kondensatoren.

Der Ausfall eines Kondensators ist nicht vorhersehbar. Einem Kondensatorausfall folgt meist ein Eingangssicherungsfall oder eine Fehlerabschaltung. Wird ein Kondensatorausfall vermutet, ist die ABB-Vertretung zu benachrichtigen. Ersatzkondensatoren für die Baugrößen R5 und R6 sind von ABB lieferbar. Verwenden Sie nur von ABB vorgeschriebene Austauschteile.

Bedienpanel

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Bedienpanels ein weiches feuchtes Tuch. Vermeiden Sie scharfe Scheuermittel, die das Fenster der LCD-Anzeige zerkratzen könnten.

Batterie

Eine Batterie ist nur für Komfort-Bedienpanels mit Uhr-Funktion erforderlich. Die Batterie versorgt die Uhr bei Unterbrechung der Spannungsversorgung.

Zum Austausch der Uhrenbatterie öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Bedienpanel mit einer Münze. Es ist eine Ersatzbatterie des Typs CR2032 erforderlich.

Hinweis: Die Batterie wird NICHT für eine Bedienpanel- oder Antriebsfunktion benötigt; sie ist nur für die Uhr erforderlich.

288	ACS550-01/U1 Benutzerhandbuch

Technische Daten

Kenndaten

In der folgenden Tabelle werden die Nenndaten der ACS550 Frequenzumrichter für Drehzahlregelung nach Typenbezeichnung angegeben.

- IEC-Nenndaten
- NEMA-Nenndaten (grau unterlegte Spalten)
- · Baugröße.

Nenndaten, Frequenzumrichter mit Spannungsbereich 208...240 V

Die Abkürzungen in der Spaltenüberschrift werden im Abschnitt *Symbole* auf Seite 291 erklärt.

Тур	N	lormalbetrie	b	Überlastbetrieb			Überlastbetrieb		ieb	Bau-	
ACS550-x1- siehe unten	I _{2N}	P _N kW	P _N hp	I _{2hd}	P _{hd} kW	P _{hd} hp	größe				
Dreiphasige Spannu	Dreiphasige Spannungsversorgung, 208240 V										
-04A6-2	4,6	0,75	1	3,5	0,55	0,75	R1				
-06A6-2	6.6	1,1	1,5	4,6	0,75	1	R1				
-07A5-2	7,5	1,5	2	6,6	1,1	1,5	R1				
-012A-2	11,8	2,2	3	7,5	1,5	2	R1				
-017A-2	16,7	4	5	11,8	2,2	3	R1				
-024A-2	24,2	5,5	7,5	16,7	4	5	R2				
-031A-2	30,8	7,5	10	24,2	5,5	7,5	R2				
-046A-2	46,2	11	15	30,8	7,5	10	R3				
-059A-2	59,4	15	20	46,2	11	15	R3				
-075A-2	74,8	18,5	25	59,4	15	20	R4				
-088A-2	88,0	22	30	74,8	18,5	25	R4				
-114A-2	114	30	40	88,0	22	30	R4				
-143A-2	143	37	50	114	30	40	R6				
-178A-2	178	45	60	150	37	50	R6				
-221A-2	221	55	75	178	45	60	R6				
-248A-2	248	75	100	192	55	75	R6				

00467918.xls C

Nenndaten, Frequenzumrichter mit Spannungsbereich 380...480 V

Die Abkürzungen in der Spaltenüberschrift werden im Abschnitt *Symbole* auf Seite 291 erklärt.

Тур	I	Normalbetri	eb	Ĺ	İberlastbetri	eb	_				
ACS550-x1- siehe unten	siehe unten A kW		P _N hp	I _{2hd}	P _{hd} kW	P _{hd} hp	Bau- größe				
Dreiphasige Spannungsversorgung, 380480 V											
-03A3-4	3,3	1,1	1,5	2,4	0,75	1	R1				
-04A1-4	4,1	1,5	2	3,3	1,1	1,5	R1				
-05A4-4	5,4	2,2	Hinweis 1	4,1	1,5	Hinweis 1	R1				
-06A9-4	6,9	3	3	5,4	2,2	3	R1				
-08A8-4	8,8	4	5	6,9	3	3	R1				
-012A-4	11,9	5,5	7,5	8,8	4	5	R1				
-015A-4	15,4	7,5	10	11,9	5,5	7,5	R2				
-023A-4	23	11	15	15,4	7,5	10	R2				
-031A-4	31	15	20	23	11	15	R3				
-038A-4	38	18,5	25	31	15	20	R3				
-045A-4	45	22	30	38	18,5	25	R3				
-059A-4	59	30	40	44	22	30	R4				
-072A-4	72	37	50	59	30	40	R4				
-078A-4	77	Hinweis 2	60	72	Hinweis 2	50	R4				
-087A-4	87	45	Hinweis 1	72	37	Hinweis 1	R4				
-097A-4	97	Hinweis 2	75	77	Hinweis 2	60	R4				
-125A-4	125	55	Hinweis 1	87	45	Hinweis 1	R5				
-125A-4	125	Hinweis 2	100	96	Hinweis 2	75	R5				
-157A-4	157	75	125	124	55	100	R6				
-180A-4	180	90	150	156	75	125	R6				
-195A-4	205	110	Hinweis 1	162	90	Hinweis 1	R6				
-246A-4	246	132	200	192	110	150	R6				
-290A-4	290	160	Hinweis 1	246	132	200	R6				

00467918.xls C

- 1. Nicht in Baureihe ACS550-U1 verfügbar.
- 2. Nicht in Baureihe ACS550-01 verfügbar.

Nenndaten, Frequenzumrichter mit Spannungsbereich 500...600 V

Die Abkürzungen in der Spaltenüberschrift werden im Abschnitt *Symbole* auf Seite 291 erklärt.

Тур	1	Normalbetrie	eb	Ü	berlastbetr	ieb					
ACS550-U1- siehe unten	I _{2N}	P _N kW	P _N hp	I _{2hd}	P _{hd} kW	P _{hd} hp	Bau- größe				
Dreiphasige Spanr	Dreiphasige Spannungsversorgung, 500600 V (Hinweis 1)										
-02A7-6	2,7	1,5	2	2,4	1,1	1,5	R2				
-03A9-6	3,9	2,2	3	2,7	1,5	2	R2				
-06A1-6	6,1	4	5	3,9	2,2	3	R2				
-09A0-6	9,0	5,5	7,5	6,1	4	5	R2				
-011A-6	11	7,5	10	9,0	5,5	7,5	R2				
-017A-6	17	11	15	11	7,5	10	R2				
-022A-6	22	15	20	17	11	15	R3				
-027A-6	27	18,5	25	22	15	20	R3				
-032A-6	32	22	30	27	18,5	25	R4				
-041A-6	41	30	40	32	22	30	R4				
-052A-6	52	37	50	41	30	40	R4				
-062A-6	62	45	60	52	37	50	R4				
-077A-6	77	55	75	62	45	60	R6				
-099A-6	99	75	100	77	55	75	R6				
-125A-6	125	90	125	99	75	100	R6				
-144A-6	144	110	150	125	90	125	R6				

00467918.xls C

Symbole

Typische Werte:

Normalbetrieb (10% Überlastbarkeit)

 $I_{\rm 2N}$ Dauerstrom eff. 10% Überlastung für 1 Minute alle zehn Minuten zulässig.

Typische Motorleistung für Normalbetrieb. Die Leistungsnenndaten in Kilowatt gelten für die meisten 4-poligen IEC-Motoren. Die HP-Nenndaten gelten für die meisten 4-poligen NEMA-Motoren.

Überlastbetrieb (50% Überlastbarkeit)

*l*_{2hd} Dauerstrom eff. 50% Überlastung für 1 Minute alle zehn Minuten zulässig.

P_{hd} Typische Motorleistung für Überlastbetrieb. Die Leistungsnenndaten in Kilowatt gelten für die meisten 4-poligen IEC-Motoren. Die HP-Nenndaten gelten für die meisten 4-poligen NEMA-Motoren.

Dimensionierung

Die Stromkennwerte sind unabhängig von der Netzspannung innerhalb eines Spannungsbereichs die gleichen. Um die in der Tabelle angegebene Motorleistung zu erreichen, muss der Nennstrom des Frequenzumrichters höher oder mindestens gleich dem Motornennstrom sein. Beachten Sie auch:

- Die Nenndaten gelten für Umgebungstemperaturen von 40 °C (104 °F).
- Die maximal zulässige Motorwellenleistung wird auf 1,5 · P_{hd}begrenzt. Wenn der Grenzwert erreicht wird, werden Motormoment und -strom automatisch begrenzt.

^{1.} Nicht in Baureihe ACS550-01 verfügbar.

Die Funktion schützt die Eingangsbrücke des Frequenzumrichters vor Überlastung.

In Mehrmotorsystemen muss der Ausgangsstrom des Frequenzumrichters gleich der berechneten Summe der Eingangströme aller Motoren oder größer sein.

Leistungsminderung

Die Belastbarkeit (Strom und Leistung) nimmt in bestimmten Situationen, die unten definiert sind, ab. Ist in diesen Situationen die volle Motorleistung erforderlich, sollte der Antrieb größer dimensioniert werden, damit der geminderte Leistungswert eine ausreichende Kapazität bietet.

Erfordert die Applikation z.B. 15,4 A Motorstrom und 8 kHz Schaltfrequenz, berechnen Sie die Anforderungen an den Frequenzumrichter wie folgt:

Erforderliche Mindestgröße = 15,4 A / 0,80 = 19,25 A

Wobei: 0,80 die Leistungsminderung für 8 kHz Schaltfrequenz ist (siehe Abschnitt Schaltfrequenz - Leistungsminderung auf Seite 292).

Hinsichtlich I_{2N} in den Nenndaten-Tabellen (ab Seite 289), übertreffen die folgenden Frequenzumrichter die I_{2N} Anforderung von 19,25 A: ACS550-x1-023A-4, oder ACS550-x1-024A-2.

Temperaturbedingte Leistungsminderung

Im Temperaturbereich +40 °C...50 °C (+104 °F...122 °F) wird der Ausgangsstrom um 1% pro 1 °C (1,8 °F) oberhalb +40 °C (+104 °F) vermindert. Der Ausgangsstrom wird durch Multiplikation des in der Nenndaten-Tabelle angegebenen Stroms mit dem Leistungsminderungsfaktor errechnet.

<u>Beispiel</u> Wenn die Umgebungstemperatur 50 °C (+122 °F), ist der Leistungsminderungsfaktor 100% - 1% °C · 10 °C = 90% oder 0,90. Der Ausgangsstrom ist dann 0,90 · I_{2N} oder 0,90 · I_{2hd} .

Aufstellhöhe - Leistungsminderung

In Höhen von 1000...4000 m (3300...13,200 ft) über N.N. beträgt die Leistungsminderung 1% pro 100 m (330 ft). Bei Aufstellhöhen über 2000 m (6600 ft) über N.N. wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihre ABB-Vertretung.

Einphasige Spannungsversorgung - Leistungsminderung

Für 208...240 V Frequenzumrichter kann eine einphasige Spannungsversorgung verwendet werden. Die Leistungsminderung beträgt in dem Fall dann 50%.

Schaltfrequenz - Leistungsminderung

Bei Verwendung der 8 kHz Schaltfrequenz (Parameter 2606),

 Alle Nennströme und Nennleistungen (einschließlich der Überlastströme des Frequenzumrichters) auf 80% mindern. Bei Verwendung der 12 kHz Schaltfrequenz (Parameter 2606),

- alle Nennströme und Nennleistungen (einschließlich der Überlastströme des Frequenzumrichters) auf 65% mindern (auf 50% für 600 V, Baugröße R4, das heißt für ACS550-U1-032A-6 ... ACS550-U1-062A-6),
- die Umgebungstemperatur auf maximal 30 °C (86 °F) senken.
- Hinweis: Der maximaler Dauerstrom ist auf I_{2hd} begrenzt.

Hinweis: Durch Einstellung des Parameters 2607 SWITCH FREQ CTRL = 1 (ON) reduziert der Frequenzumrichter seiner Schaltfrequenz, wenn die interne Temperatur des Frequenzumrichters 80 °C (bei 12 kHz Schaltfrequenz) oder 90 °C (bei 8 kHz Schaltfrequenz) übersteigt. Details siehe die Parameterbeschreibung für Par. 2607.

Netzanschlüsse



WARNUNG! Der Frequenzumrichter darf nicht außerhalb des Netz-Nennspannungsbereichs betrieben werden. Überspannung kann zur Zerstörung des Frequenzumrichters führen.

Netzanschluss-Spezifikationen

	Spezifikation der Netzanschlüsse
	208/220/230/240 V AC 3-phasig (oder 1-phasig) -15%+10% für ACS550-x1-xxxx-2.
Spannung (<i>U</i> ₁)	380/400/415/440/460/480 V AC 3-phasig -15%+10% für ACS550-x1-xxxx-4.
	500/525/575/600 V AC 3-phasig -15%+10% für ACS550-U1-xxxx-6.
Bemessungs- Kurzschluss-Strom (IEC 629)	Der maximal zulässige Bemessungs-Kurzschluss-Strom der Einspeisung beträgt 100 kA in einer Sekunde, vorausgesetzt die Netzanschlusskabel des Frequenzumrichters sind ausreichend abgesichert. US: 100 000 AIC.
Frequenz	4863 Hz
Unsymmetrie	max. ± 3% der Außenleiter-Nennspannung
Grundleistungsfaktor (cos phi ₁)	0,98 (bei Nennlast)
Temperaturbeständig- keit der Kabel	90 °C (194 °F) Mindestnennwert

Netztrenner

Installieren Sie eine handbetätigte Eingangs-Trennvorrichtung zwischen der AC-Einspeisung und dem Frequenzumrichter. Die Trennvorrichtung muss so beschaffen sein, dass sie in geöffneter Position für Installations- und Wartungsarbeiten verriegelt werden kann.

- Europa: Zur Einhaltung der europäischen Richtlinien gemäß der Norm EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen, muss die Trennvorrichtung einem der folgenden Typen entsprechen:
 - ein Trennschalter der Gebrauchskategorie AC-23B (EN 60947-3)

- ein Trennschalter mit einem Hilfskontakt, der in allen Fällen den Lastkreis trennt, bevor die Hauptkontakte des Trennschalters öffnen (EN 60947-3)
- ein Leistungsschalter, ausgelegt für eine Trennung gemäß EN 60947-2.
- **Andere Regionen**: Die Trennvorrichtung muss den anzuwendenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.

Sicherungen

Der Kurzschluss-Schutz der Niederspannungsverteilung muss benutzerseitig entsprechend nationalen und örtlichen Bestimmungen ausgeführt werden. Die nachfolgenden Tabellen enthalten Empfehlungen für Sicherungen zum Kurzschluss-Schutz der Netzanschlusskabel.

Die in der Tabelle angegebenen Nennströme der Sicherungen sind die jeweiligen Maximalwerte der jeweiligen Sicherungstypen. Werden niedrigere Sicherungswerte verwendet, sicherstellen, dass der Effektivstromwert der Sicherungen größer ist als der Eingangsstrom.

Prüfen Sie, dass die Ansprechzeit der Sicherungen weniger als 0,5 Sekunden beträgt. Die Ansprechzeit ist abhängig vom Sicherungstyp, der impedanz des Einspeisenetzes sowie Querschnitten, Material und Länge der Einspeisekabel. Wird die Ansprechzeit von 0,5 mit Sicherungen des Typs gG oder T überschritten, reduzieren superflinke (aR) Sicherungen in den meisten Fällen die Ansprechzeit auf einen akzeptablen Wert.

Sicherungen, Frequenzumrichter mit Spannungsbereich 208...240 V

ACS550-x1-	Eingangsstrom	Netz-Sicherungen						
siehe unten	A	IEC 60269 gG (A)	UL-Klasse T (A)	Bussmann-Typ				
-04A6-2	4,6	10	10	JJS-10				
-06A6-2	6,6							
-07A5-2	7,5							
-012A-2	11,8	16	15	JJS-15				
-017A-2	16,7	25	25	JJS-25				
-024A-2	24,2		30	JJS-30				
-031A-2	30,8	40	40	JJS-40				
-046A-2	46,2	63	60	JJS-60				
-059A-2	59,4		80	JJS-80				
-075A-2	74,8	80	100	JJS-100				
-088A-2	88,0	100	110	JJS-110				
-114A-2	114	125	150	JJS-150				
-143A-2	143	200	200	JJS-200				
-178A-2	178	250	250	JJS-250				
-221A-2	221	315	300	JJS-300				
-248A-2	248		350	JJS-350				

00467918.xls C

Sicherungen, Frequenzumrichter mit Spannungsbereich 380...480 V

ACS550-x1-	Eingangsstrom			
siehe unten	Ä	IEC 60269 gG (A)	UL-Klasse T (A)	Bussmann-Typ
-03A3-4	3,3	10	10	JJS-10
-04A1-4	4,1			
-05A4-4	5,4			
-06A9-4	6,9			
-08A8-4	8,8	1	15	JJS-15
-012A-4	11,9	16		
-015A-4	15,4	1	20	JJS-20
-023A-4	23	25	30	JJS-30
-031A-4	31	35	40	JJS-40
-038A-4	38	50	50	JJS-50
-045A-4	45	1	60	JJS-60
-059A-4	59	63	80	JJS-80
-072A-4	72	80	90	JJS-90
-078A-4	77		100	JJS-100
-087A-4	87	125	125	JJS-125
-097A-4	97			
-125A-4	125	160	175	JJS-175
-157A-4	157	200	200	JJS-200
-180A-4	180	250	250	JJS-250
-195A-4	205	1		
-246A-4	246	315	350	JJS-350
-290A-4	290			

00467918.xls C

Sicherungen, Frequenzumrichter mit Spannungsbereich 500...600 V

ACS550-U1-	Eingangsstrom				
siehe unten	Ä	IEC 60269 gG (A)	UL-Klasse T (A)	Bussmann-Typ	
-02A7-6	2,7	10	10	JJS-10	
-03A9-6	3,9				
-06A1-6	6,1				
-09A0-6	9,0	16	15	JJS-15	
-011A-6	11				
-017A-6	17	25	25	JJS-25	
-022A-6	22				
-027A-6	27	35	40	JJS-40	
-032A-6	32				
-041A-6	41	50	50	JJS-50	
-052A-6	52	60	60	JJS-60	
-062A-6	62	80	80	JJS-80	
-077A-6	77		100	JJS-100	

ACS550-U1-	Eingangsstrom	Netz-Sicherungen				
siehe unten	A	IEC 60269 gG (A)	UL-Klasse T (A)	Bussmann-Typ		
-099A-6	99	125	150	JJS-150		
-125A-6	125	160	175	JJS-175		
-144A-6	144	200	200	JJS-200		

00467918.xls C

Not-Aus-Einrichtungen

Bei der Gesamtplanung der Installation müssen Not-Aus-Vorrichtungen und ggf. weitere Sicherheitseinrichtungen vorgesehen werden. Das Drücken der STOP-Taste auf dem Bedienpanel bewirkt NICHT:

- · einen sofortigen Nothalt des Motors
- die Trennung des Antriebs von einem gefährlichen Potenzial.

Netzanschlusskabel

Die Einspeisung/Spannungsversorgung kann erfolgen mit:

- Einem Vier-Leiter-Kabel (drei Phasen und Masse/Schutzerde). Eine Schirmung ist nicht erforderlich.
- Vier isolierte Leiter im Schutzrohr.

Die Kabel müssen entsprechend den örtlichen Sicherheitsvorschriften, der Netzspannung und dem Laststrom des Antriebs ausgelegt sein.

Hinweis: Der Leiter muss kleiner als die maximale Klemmengröße sein. Prüfen Sie die maximale Leitergröße anhand der Tabelle in Abschnitt *Leistungsklemmen des Frequenzumrichters* auf Seite 299).

NEC

In der folgenden Tabelle sind Kupfer- und Aluminium-Kabeltypen für verschiedene Lastströme angegeben. Diese Empfehlungen gelten nur für die Anforderungen im Tabellenkopf.

IEC

Basierend	auf:				Basierend auf:		
EN 60204-1 und IEC 60364-5-2					NEC Tabelle 310-16 für Kupferkabel		
PVC-Insolation					90 °C (194 °F) Kabelisolation		
• 30 °C (8	6 °F) Umgeb	ung	stemperatur		• 40 °C (104 °	F) Umgebungstemperatur	
• 70 °C (1	58 °F) Oberf	läche	entemperatu	ır		ils drei stromführende Leiter in	
 Kabel m 	it konzentriso	chem	n Kupferschi	rm		der Kabel, oder Erdverlegung.	
	ehr als neun belpritsche.	Kabe	el nebeneina	ander auf		graben) Kupferkabel mit em Kupferschirm.	
Max. Last-	Cu-Kabel		Max. Last-	Al-Kabel	Max.	Cu-Leitergröße	
strom A	mm ²		strom A	mm ²	Laststrom A	AWG/kcmil	
14	3×1,5			•	22,8	14	
20	3×2,5				27,3	12	
27	3×4				36,4	10	
34	3×6				50,1	8	
47	3×10				68,3	6	
62	3×16		61	3x25	86,5	4	
79	3×25		75	3x35	100	3	
98	3×35		91	3×50	118	2	
119	3×50		117	3×70	137	1	
153	3×70		143	3×95	155	1/0	
186	3×95		165	3×120	178	2/0	
215	3×120		191	3×150	205	3/0	
249	3×150		218	3×185	237	4/0	
284	3×185		257	3×240	264	250 MCM oder 2 × 1	
330	3×240		274	3× (3×50)	291	300 MCM oder 2 × 1/0	
			285	2× (3×95)	319	350 MCM oder 2 × 2/0	

Erdungsanschlüsse

Zur Sicherheit von Personen, für einen störungsfreien Betrieb und zur Reduzierung elektromagnetischer Emissionen/Immissionen müssen Frequenzumrichter und Motor am Installationsort geerdet werden.

- Die Leiter müssen entsprechend den Sicherheitsvorschriften dimensioniert sein.
- Die Leistungskabelschirme müssen an die PE-Klemmen des Frequenzumrichters angeschlossen werden, damit die Sicherheitsvorschriften erfüllt werden.
- Die Leistungskabelschirme sind nur als Erdungsleiter geeignet, wenn die Schirmleiter ausreichend, wie in den Sicherheitsvorschriften gefordert, bemessen sind.

• Bei Mehrantriebsinstallationen dürfen die Frequenzumrichter-Anschlüsse nicht in Reihe geschaltet werden.

Asymmetrisch geerdete TN-Systeme




WARNUNG! Versuchen Sie auf keinen Fall, die Schrauben EM1, EM3, F1 oder F2 einzudrehen oder zu entfernen, solange an den Eingangsklemmen des Frequenzumrichters Spannung anliegt.

Asymmetrisch geerdete TN-Systeme werden in der folgenden Tabelle beschrieben. In diesen Systemen müssen die internen Erdungsanschlüsse über die EMV-Filterkondensatoren getrennt werden (machen Sie dies auch, wenn die Erdungskonfiguration des Systems nicht bekannt ist), siehe Abschnitt *Abklemmen des internen EMV-Filters* auf Seite 28.

Asymme	Asymmetrisch geerdete TN-Systeme - EMV-Filter muss abgeklemmt werden									
Erdung an der Ecke des Dreiecks	L2 L3		Erdung in der Mitte eines Dreiecksschen- kels	L2 L3						
Einphasig, Erdung an einem Endpunkt	L1		Dreiphasig "Variac" ohne festen geerdeten Neutralleiter	L1————————————————————————————————————						

Mit den EMV-Filterkondensatoren wird intern ein Erdungsanschluss hergestellt, der die elektromagnetischen Emissionen reduziert. Wo die Einhaltung der EMV besonders wichtig ist, und das System symmetrisch geerdet ist, darf der EMV-Filter installiert sein. Als Referenz zeigt das Bild rechts ein symmetrisch geerdetes TN-System (TN-S-System).



IT-Systeme



WARNUNG! Versuchen Sie auf keinen Fall, die Schrauben EM1, EM3, F1 oder F2 einzudrehen oder zu entfernen, solange an den Eingangsklemmen des Frequenzumrichters Spannung anliegt.

Für IT-Systeme [ein ungeerdetes oder ein hochohmig geerdetes (über 30 Ohm) Netz/System]:

 Den Erdungsanschluss des internen EMV-Filters abklemmen, siehe Abschnitt Abklemmen des internen EMV-Filters auf Seite 28.

- Dort, wo EMV-Anforderungen bestehen, muss geprüft werden, ob zu hohe Emissionen benachbarte Niederspannungsnetze stören. In einigen Fällen ist die natürliche Emissionsunterdrückung in Transformatoren und Kabeln ausreichend. Im Zweifel einen Transformator mit statischem Schirm zwischen Primär- und Sekundärwicklungen einsetzen.
- KEINE externen RFI/EMV-Filter installieren. Durch den EMV-Filter werden die Eingangsanschlüsse über die Filterkondensatoren geerdet, was zu Gefährdungen oder zur Beschädigung der Einheit führen kann Antrieb.

Leistungsklemmen des Frequenzumrichters

In der folgenden Tabelle sind die Spezifikationen der Leistungsanschlüsse der Frequenzumrichter angegeben.

Hinweis: Siehe die empfohlenen Kabelgrößen für verschiedene Ladeströme in Abschnitt *Netzanschlusskabel* auf Seite *296*.

Bau-		U1, V1, W1 U2, V2, W2 BRK <u>+</u> , UDC <u>+</u> Klemmen							nschlus emme	s,
größe				ximale ergröße		ugs- nent	Maximale Leitergröße			ugs- nent
	mm ²	AWG	mm ²	AWG	Nm	lb·ft	mm ²	AWG	Nm	lb·ft
R1	0,75	18	10	8	1,4	1	10	8	1,4	1
R2	0,75	18	10	8	1,4	1	10	8	1,4	1
R3	2,5	14	25	3	2,5	1,8	16	6	1,8	1,3
R4	6	10	50	1/0	5,6	4	25	3	2	1,5
R5	6	10	70	2/0	15	11	70	2/0	15	11
R6	95 ¹	3/0 ¹	240	350 MCM	40	30	95	3/0	8	6

00467918.xls C

¹ Siehe Abschnitt *Leistungsanschlüsse - Baugröße R6* auf Seite 300.

Leistungsanschlüsse - Baugröße R6



WARNUNG! Für Leistungsanschlüsse bei Baugröße R6 können, wenn Schraubklemmen geliefert wurden, diese nur für Leitergrößen von 95 mm² (3/0 AWG) oder größer verwendet werden. Leiter mit kleineren Querschnitten können sich lösen und den Frequenzumrichter beschädigen. Dafür sind Crimp-Ring-Verbinder für Schraubanschlüsse, wie unten beschrieben, erforderlich.

Crimp-Ring-Verbinder für Schraubanschlüsse

Bei Baugröße R6, wenn Kabelschuhe für Schraubanschlüsse geliefert wurden, die verwendeten Kabelquerschnitte aber kleiner sind als 95 mm² (3/0 AWG), oder wenn keine Kabelanschlüsse mitgeliefert wurden, müssen Crimp-Ring-Verbinder für Schraubanschlüsse entsprechend der folgenden Vorgehensweise benutzt werden.


- Einen geeigneten Ring-Anschluss aus der folgenden Tabelle auswählen.
- 2. Die Kabelschuhe für Schraubanschlüsse, wenn montiert, abnehmen.
- 5 4
- 3. Die Ring-Anschlüsse auf das Frequenzumrichterende des Kabels montieren.
- 4. Die Enden des Ring-Anschlusses mit Isolierband oder Schrumpfschlauch isolieren.
- 5. Die Ring-Anschlüsse an die entsprechenden Klemmen des Frequenzumrichters anschrauben.


Ka	abelgröße	Hersteller	Ring-	Crimp-	Anz. von	
mm ²	kcmil/AWG	riersteller	Anschluss	Werkzeug	Crimps	
16	6	Burndy	YAV6C-L2	MY29-3	1	
10	0	Ilsco	CCL-6-38	ILC-10	2	
25	4	Burndy	YA4C-L4BOX	MY29-3	1	
25	4	Ilsco	CCL-4-38	MT-25	1	
		Burndy	YA2C-L4BOX	MY29-3	2	
35	2	Ilsco	CRC-2	IDT-12	1	
		Ilsco	CCL-2-38	MT-25	1	
		Burndy	YA1C-L4BOX	MY29-3	2	
50	1	Ilsco	CRA-1-38	IDT-12	1	
30	•	Ilsco	CCL-1-38	MT-25	1	
		Thomas & Betts	54148	TBM-8	3	
		Burndy	YA25-L4BOX	MY29-3	2	
55	1/0	Ilsco	CRB-0	IDT-12	1	
33		Ilsco	CCL-1/0-38	MT-25	1	
		Thomas & Betts	54109	TBM-8	3	


Ka	abelgröße	Hersteller	Ring-	Crimp-	Anz. von
mm ²	kcmil/AWG	i iei stellei	Anschluss	Werkzeug	Crimps
		Burndy	YAL26T38	MY29-3	2
70	2/0	Ilsco	CRA-2/0	IDT-12	1
10	210	Ilsco	CCL-2/0-38	MT-25	1
		Thomas & Betts	54110	TBM-8	3
		Burndy	YAL27T38	MY29-3	2
95	3/0	Ilsco	CRA-3/0	IDT-12	1
95	3/0	Ilsco	CCL-3/0-38	MT-25	1
		Thomas & Betts	54111	TBM-8	3
		Burndy	YA28R4	MY29-3	2
95	3/0	Ilsco	CRA-4/0	IDT-12	1
95	3/0	Ilsco	CCL-4/0-38	MT-25	2
		Thomas & Betts	54112	TBM-8	4

Schraubklemmen-Kabelschuhe

Gehen Sie beim Kabelanschluss folgendermaßen vor, wenn Schraubklemmen-Kabelschuhe verwendet werden und der Kabelquerschnitt 95 mm² (3/0 AWG) oder größer ist.







Motoranschlüsse



WARNUNG! Niemals Netzspannung an die Ausgangsklemmen des Frequenzumrichters anschließen: U2, V2 oder W2. Netzspannung an den Ausgangsklemmen kann zu einer Zerstörung des Frequenzumrichters führen. Ist ein Bypass-Betrieb nötig, verwenden Sie mechanisch verriegelte Schalter oder Schütze.



WARNUNG! Schließen Sie keinen Motor mit einer Nennspannung an, die weniger als die Hälfte der Netz-Nennspannung des Frequenzumrichters beträgt.



WARNUNG! Trennen Sie den Frequenzumrichter und Motorkabel, bevor Spannungstoleranz- (Hi-Pot) oder Isolationsfestigkeits- (Megger) Prüfungen am Motor oder den Motorkabeln ausgeführt werden. Diese Prüfungen dürfen am Frequenzumrichter nicht durchgeführt werden.

Motoranschluss-Spezifikationen

	Motoransch	luss-Spezifikationen				
Spannung (U ₂)	$0U_1$, 3-Phasen symmetrisch, U_{\max} am Feldschwächepunkt					
Frequenz	0500 Hz					
Frequenzauflösung	0.01 Hz					
Strom	Siehe Abschi	nitt <i>Kenndaten</i> auf Seite	e 289.			
Feldschwächpunkt	10500 Hz					
	Wählbar. Sie	he Verfügbarkeit in der	Tabelle unten.			
		1, 2, 4 und 8 kHz	12 kHz			
	208240 V	Alle Typen	Baugrößen R1R4 im Skalar- Regelungsmodus			
Schaltfrequenz	380480 V	Alle Typen	Baugrößen R1R4 (ausgenommen ACS550-01-097A-4) im Skalar- Regelungsmodus			
	500600 V	Alle Typen	Baugrößen R2R4 im Skalar- Regelungsmodus			
Temperaturbeständigkeit der Kabel	90 °C (194 °F) Mindestwert.					
Maximale Motorkabellängen	Siehe Abschi	nitt <i>Motorkabellänge</i> au	of Seite 302.			

Motorkabellänge

Die maximalen Motorkabellängen für 400 V- und 600 V-Frequenzumrichter stehen in den folgenden Abschnitten.

In Mehrmotorsystemen darf die berechnete Summe aller Motorkabellängen die in der jeweiligen Tabelle unten angegebene maximale Motorkabellänge nicht überschreiten.

Motorkabellänge für 400 V-Frequenzumrichter

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Motorkabellängen für 400 V Frequenzumrichter bei unterschiedlichen Schaltfrequenzen aufgeführt. Beispiele zur Verwendung der Tabelle sind ebenfalls enthalten.

	Maximale Kabel länge für 400 V-Frequenzumrichter																	
	EMV-Grenzen											Be	triebs	grenz	en			
		Zweite Umgebung Erste Umgebung (Kategorie C3 ¹) (Kategorie C2 ¹)										Basiseinheit Mit						
Baugr	1 k	Hz	4 k	Hz	8 k	Hz	1 k	Hz	4 k	Hz	8 k	Hz	1/4	kHz	8/12	kHz		tern
öße	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft
R1	300	980	300	980	300	980	300	980	300	980	300	980	100	330	100	330	150	490
R2	300	980	300	980	300	980	300	980	100	330	30	98	200	660	100	330	250	820
R3	300	980	300	980	300	980	300	980	75	245	75	245	200	660	100	330	250	820
R4	300	980	300	980	300	980	300	980	75	245	75	245	200	660	100	330	300	980
R5	100	330	100	330	100	330	100	330	100	330	100	330	300	980	150 ²	490 ²	300	980
R6	100	330	100	330	3	3	100	330	100	330	3	3	300	980	150 ²	490 ²	300	980

Siehe neue Angaben in Abschnitt IEC/EN 61800-3:2004 Definitionen auf Seite 327.

Mit Sinusfiltern sind längere Kabel möglich.

Unter der Überschrift "Betriebsgrenzen" definieren die Spalten "Basiseinheit" die Kabellängen, mit denen die Basisantriebseinheit ohne Probleme innerhalb der Spezifikation des Frequenzumrichters funktioniert, ohne dass weitere Optionen installiert werden müssen. Die Spalte "Mit du/dt Filtern" definiert die Kabellängen, wenn ein externer du/dt-Filter verwendet wird.

Die Spalten unter der Überschrift "EMV-Grenzen" zeigen die maximalen Kabellängen, mit denen die Geräte auf EMV-Emissionen geprüft wurden. Das Werk garantiert, dass diese Kabellängen den Anforderungen der EMV-Richtlinien.

Wenn externe Sinus-Filter installiert sind, können längere Kabel verwendet werden. Bei der Verwendung von Sinus-Filtern sind die Begrenzungsfaktoren die Spannungsabfälle der Kabel, die bei der Konstruktion beachtet werden müssen, sowie die EMV-Grenzen (wo anwendbar).

Die Standard-Schaltfrequenz ist 4 kHz.



WARNUNG! Die Verwendung eines längeren Motorkabels, als in der Tabelle oben spezifiziert, kann den Frequenzumrichter dauerhaft beschädigen/zerstören.

² 12 kHz Schaltfrequenz nicht verfügbar.

Nicht geprüft.

Beispiele für die Benutzung der Tabelle:

Anforderungen	Prüfung und Ergebnis
Baugröße R1, 8 kHz fsw,	Prüfung der Betriebsgrenzen für R1 und 8 kHz -> für ein 150 m (490 ft) Kabel wird ein du/dt-Filter benötigt.
Kategorie C2, 150 m (490 ft) Kabel	Prüfung der EMV-Grenzen -> EMV-Anforderungen für Kategorie C2 werden mit einem 150 m (490 ft) Kabel erfüllt.
Baugröße R3, 4 kHz fsw, Kategorie C3, 300 m (980 ft)	Prüfung der Betriebsgrenzen für R3 und 4 kHz -> ein 300 m (980 ft) Kabel kann nicht verwendet werden, auch nicht mit einem du/dt-Filter. Es muss ein Sinus-Filter verwendet werden und der Spannungabfall im Kabel muss bei der Installation beachtet werden.
Kabel	Prüfung der EMV-Grenzen -> EMV-Anforderungen für Kategorie C3 werden mit einem 300 m (980 ft) Kabel erfüllt.
Baugröße R5, 8 kHz fsw,	Betriebsgrenzen für R5 und 8 kHz ->prüfen, für ein 150 m (490 ft) Kabel ist die Basiseinheit ausreichend.
Kategorie C3, 150 m (490 ft) Kabel	Prüfung der EMV-Grenzen -> EMV-Anforderungen für Kategorie C3 können mit einem 300 m (980 ft) Kabel nicht erfüllt werden. Die Installationskonfiguration ist nicht möglich. Es wird ein EMV-Plan empfohlen, um eine situationsgerechte Lösung zu erarbeiten.
Baugröße R6, 4 kHz fsw,	Betriebsgrenzen für R6 und 4 kHz ->prüfen, für ein 150 m (490 ft) Kabel ist die Basiseinheit ausreichend.
EMV-Grenzen entfallen, 150 m (490 ft) Kabel	EMV-Grenzen müssen nicht geprüft werden, da keine EMV-Anforderungen bestehen.

Motorkabellänge für 600 V-Frequenzumrichter

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Motorkabellängen für 600 V Frequenzumrichter bei unterschiedlichen Schaltfrequenzen aufgeführt. Da die 600-V- Frequenzumrichter nicht CE-geprüft sind, werden Kabellängen für EMV-Grenzen nicht angegeben

Maximale	Maximale Kabel länge für 6 V-Frequenzumrichter							
		Betriebs	grenzen					
Bau-	1/4	kHz	8/12	kHz				
größe	m	ft	m	ft				
R2	100	330	100	330				
R3R4	200	660	100	330				
R6	300	980	150 ²	490 ²				

² Schaltfrequenz 12 kHz nicht verfügbar.



WARNUNG! Die Verwendung eines längeren Motorkabels als in der Tabelle oben spezifiziert, kann den Frequenzumrichter dauerhaft beschädigen/zerstören.

Thermischer Motorschutz

Entsprechend den Vorschriften muss der Motor gegen thermische Überlastung (Überhitzung) geschützt sein und der Strom muss abgeschaltet werden, wenn eine Überlastung erkannt wird. In den Frequenzumrichter ist eine thermische Motorschutzfunktion integriert, die den Motor schützt und den Strom abschaltet, wenn dies erforderlich ist. Abhängig von der Einstellung eines Antriebsparameters (siehe Parameter 3501 SENSOR TYP) überwacht die Funktion entweder einen berechneten Temperaturwert (basierend auf einem thermischen Motorschutz-Modell, siehe Parameter 3005 MOT THERM SCHUTZ ... 3009 KNICKPUNKT FREQ) oder einen von Motortemperatur-Sensoren gemessenen Temperaturwert (siehe *Gruppe 35: THERM MOTORSCHUTZ*). Der Benutzer kann das thermische Modell durch Eingabe zusätzlicher Motor- und Lastdaten abstimmen.

Die gebräuchlichsten Temperatursensoren sind:

- Motorgrößen IEC180...225: temperaturgesteuerte Schalter (z. B. Klixon),
- Motorgrößen IEC200...250 und größer: PTC oder PT100.

Erdschluss-Schutz

Die interne Störungserkennungslogik des ACS550 erkennt Erdschlussfehler im Frequenzumrichter, Motor oder Motorkabel. Diese Fehlerlogik:

- dient NICHT der Sicherheit von Personen oder dem Brandschutz
- kann durch Einstellung von Parameter 3017 ERDSCHLUSS DEAKTIVIERT WERDEN Hinweis: Die Deaktivierung die Erdschluss-Überwachung (Massefehler) kann die das Erlöschen der Garantie zur Folge haben.
- kann in Verbindung mit langen Motorkabeln mit hoher Kapazität durch Kriechströme ansprechen (Eingangsspannung an Erde).

Erdung und Kabelführung

Motorkabel-Schirmung

Motorkabel benötigen eine Schirmung durch Kabelkanal, Schutzrohr oder Kabelschirme.

- Kabelkanal Bei Verwendung eines Kabelkanals:
 - Verbindungsstellen elektrisch leitend mit Anschlüssen auf beiden Seiten der Verbindungsstelle überbrücken.
 - Den elektrisch durchgängig leitenden Kabelkanal an das Frequenzumrichtergehäuse anschließen.
 - Führen Sie die Motorkabel (und auch die Netzkabel und Steuerkabel) in einem separaten Kabelkanal.
 - Verwenden Sie für jeden Frequenzumrichter einen separaten Kabelkanal.
- Kabelschutzrohr Bei Verwendung eines Kabelschutzrohrs:
 - Verwenden Sie ein Sechs-Leiter-Kabel (3 Phasen- und 3 Erdleiter), Typ MC,
 Kabel in gewelltem Aluminium-Schutzrohr mit symmetrischen Erdleitern.

- Kabel im Schutzrohr kann gemeinsam auf einer Kabeltrasse mit Eingangskabeln, nicht aber mit Steuerkabeln verlegt werden.
- Geschirmte Kabel Details zu geschirmten Kabeln, siehe Abschnitt Motorkabel-Anforderungen für CE- und C-Tick-Übereinstimmung auf Seite 306.

Erdung

Siehe Abschnitt *Erdungsanschlüsse* auf Seite 297.

Bei CE-gerechten Installationen und Installationen, bei denen EMV-Emissionen minimiert werden müssen, siehe Abschnitt *Wirksame Motorkabelschirme* auf Seite 307.

Motoranschlussklemmen des Frequenzumrichters


Die Motor- und Netzanschluss-Klemmen haben die gleichen Spezifikationen. Siehe Abschnitt *Leistungsklemmen des Frequenzumrichters* auf Seite 299.

Motorkabel-Anforderungen für CE- und C-Tick-Übereinstimmung

Die in diesem Abschnitt genannten Anforderungen gelten für die CE- oder C-Tickkonforme Installationen.


Mindestanforderungen (CE & C-Tick)

Das Motorkabel muss ein symmetrisches dreiadriges Kabel mit einem konzentrischen PE-Leiter oder ein vieradriges Kabel mit einem konzentrischen Schirm sein; es wird jedoch immer ein symmetrisch angeordneter PE-Leiter empfohlen. In der folgenden Abbildung sind die Mindestanforderunen an den Motorkabelschirm dargestellt (z.B. MCMK, NK Cables).




Empfohlene Anordnungen der Leiter

In der folgenden Abbildung werden die Anordnungen der Leiter des Motorkabels gegenübergestellt.



Wirksame Motorkabelschirme

Die allgemeine Regel für die Wirksamkeit des Kabelschirms: je besser und dichter der Kabelschirm, desto geringer die Störabstrahlungen. Die folgende Abbildung zeigt einen wirksamen Schirmaufbau (z.B. Ölflex-Servo-FD 780 CP, Lappkabel oder MCCMK, NK Cables).



Motorkabel gemäß EN 61800-3

Die wirksamste EMV-Filterung kann durch Einhaltung der folgenden Regeln erreicht werden:

- Motorkabel müssen mit einem wirksamen Schirm versehen sein, siehe Abschnitt Wirksame Motorkabelschirme auf Seite 307.
- Die Motorkabelschirme müssen zu einem Bündel verdrillt werden (die Länge des Bündels darf max. fünf mal länger als die Breite sein) und an die mit ↓ gekennzeichneten Klemmen angeschlossen werden (rechte untere Ecke des Frequenzumrichters).
- Motorseitig muss der Motorkabel-Schirm 360 Grad mit einer EMV-Kabelverschraubung geerdet werden oder die Schirmleiter müssen zu einem Bündel verdrillt werden, nicht länger als das Fünffache seiner Breite, und an die PE-Klemme des Motors angeschlossen werden.
- Siehe Abschnitt Motorkabellänge für 400 V-Frequenzumrichter, Spalte "EMV-Grenzen" auf Seite 303 bezüglich der Prüfung der maximalen Motorkabellängen und der Notwendigkeit von Filtern für 400 V Frequenzumrichter zur Einhaltung der IEC/EN 61800-3.



WARNUNG! Verwenden sie keine RFI/EMV-Filter in IT-Systemen.

Bremskomponenten

Verfügbarkeit


Bremseinrichtungen für ACS550 Frequenzumrichter sind, nach Baugröße, wie folgt verfügbar:

- R1 und R2 ein eingebauter Brems-Chopper ist Standardausstattung. Wählen Sie einen Bremswiderstand entsprechend den Angaben im folgenden Abschnitt. Widerstände sind bei ABB erhältlich.
- R3...R6 ein eingebauter Brems-Chopper gehört nicht zur Standardausstattung. Schließen Sie einen Chopper und einen Widerstand oder eine Bremseinheit an die DC-Zwischenkreis-Klemmen des Frequenzumrichters an. Wenden Sie sich wegen geeigneter Zubehörteile an Ihre ABB-Vertretung.

Auswahl der Bremswiderstände (Baugrößen R1 und R2)


Bremswiderstände müssen drei Anforderungen erfüllen:

- Der Widerstandswert muss immer höher sein, als der Mindestwert R_{MIN}, der für den Frequenzumrichtertyp in den folgenden Tabellen angegeben ist. Nie einen Widerstand mit einem geringeren Widerstandswert verwenden.
- Der Widerstandswert muss gering genug sein, um das erforderliche Bremsmoment erzeugen zu können.
 Zur Erreichung des maximalen Bremsmoments (der größere Wert des 150% Überlastbetriebs oder des 110% Nennlastbetriebs), darf der Widerstandswert nicht höher sein als R_{MAX}. Falls kein maximales Bremsmoment benötigt wird, kann der Widerstandswert höher sein als R_{MAX}.
- Die Leistung des Widerstands muss hoch genug sein, die Bremsenergie aufzunehmen. Für diese Anforderung gelten mehrere Faktoren:
 - Die maximale Dauerleistung der Widerstände
 - Das Temperaturänderungsverhalten des Widerstands (thermische Widerstandszeitkonstante)
 - Maximale Bremszeit EIN Wenn die Rückspeise- (Brems-) Leistung größer als die Widerstandsnennleistung ist, die Einschaltzeit wird begrenzt oder der Widerstand überhitzt, bevor die Abschaltperiode beginnt.
 - Minimale Bremszeit AUS Wenn die Rückspeise- (Brems-) Leistung größer als die Widerstandsnennleistung ist, muss die Abschaltzeit lang genug sein, damit der Widerstand zwischen den Bremsperioden abkühlen kann.



Spitzen-Bremsleistungsanforderung

Typ des Bremsvorgangs (Verzögerung auf Null gegen. durchziehende Last) – Während der Verzögerung auf Drehzahl Null nimmt die erzeugte Leistung ständig ab, durchschnittlich um die Hälfte der Spitzenleistung. Bei durchziehender Last wirkt eine externe Kraft (z.B. Schwerkraft) und die Bremsleistung ist konstant. Die gesamte erzeugte Wärme durch eine durchziehende Last ist doppelt so groß, wie die erzeugte Wärme bei der Verzögerung auf Drehzahl Null (für gleiches Spitzenmoment und EIN-Zeit).



Die vielen Variablen des letzten Anforderungskriteriums sind zur Vereinfachung in den folgenden Tabellen berücksichtigt.

- Bestimmen Sie zuerst die maximale Bremszeit EIN (EIN_{MAX}), die minimale Bremszeit AUS (AUS_{MIN}) und den Lasttyp (Verzögerung oder durchziehende Last).
- · Berechnung des Bremszyklus:

$$Bremszyklus = \frac{EIN_{MAX}}{(EIN_{MAX} + AUS_{MIN})} \cdot 100\%$$

- In der entsprechenden Tabelle die Spalte auswählen, die Ihren Daten am weitesten entspricht:
 - EIN_{MAX} ≤ Spaltenspezifikation und
 - Bremszyklus ≤ Spaltenspezifikation
- Zeile wählen, die Ihrem Frequenzumrichter entspricht.
- Die Mindestleistungsangabe für die Verzögerung auf Null ist der Wert in der gewählten Zeile/Spalte.
- Für eine durchziehende Last den doppelten Wert der gewählten Zeile/Spalte verwenden oder die Spalte "Dauer EIN" verwenden.

208...240 V Frequenzumrichter

	Wider	stand		Widerstand ¹	Mindest-Daue	er-Leistung We	erte
Тур		Verzögerung auf Drehzahl Null					
ACS550- 01/U1- siehe unten	R _{MAX}	R _{MIN}	P _{r3} ≤ 3 s EIN ≥ 27 s AUS ≤ 10% Zykl.	P _{r10} ≤ 10 s EIN ≥ 50 s AUS ≤ 17% Zykl.	P_{r30} ≤ 30 s EIN ≥ 180 s AUS ≤ 14% Zykl.	P _{r60} ≤ 60 s EIN ≥ 180 s AUS ≤ 25% Zykl.	Prcont Dauer-EIN > 60 s EIN > 25% Zykl.
	Ohm	Ohm	W	W	W	w	w
Dreiphasige	Spannu	ingsver	sorgung, 208.	240 V			
-04A6-2	234	80	45	80	120	200	1100
-06A6-2	160	80	65	120	175	280	1500
-07A5-2	117	44	85	160	235	390	2200
-012A-2	80	44	125	235	345	570	3000
-017A-2	48	44	210	390	575	950	4000
-024A-2	32	30	315	590	860	1425	5500
-031A-2	23	22	430	800	1175	1940	7500

¹ Die Widerstandszeitkonstante muss ≥ 85 Sekunden sein.

380...480 V Frequenzumrichter

	Wider	stand		Widerstand ¹	Mindest-Daue	er-Leistung W	erte
Tvn			V	erzögerung a	B		
Typ ACS550- 01/U1- siehe unten	R _{MAX}	R _{MIN}	P _{r3} ≤ 3 s EIN ≥ 27 s AUS ≤ 10% Zykl.	P _{r10} ≤ 10 s EIN ≥ 50 s AUS ≤ 17% Zykl.	<i>P</i> _{r30} ≤ 30 s EIN ≥ 180 s AUS ≤ 14% Zykl.	<i>P</i> _{r60} ≤ 60 s EIN ≥ 180 s AUS ≤ 25% Zykl.	Prcont Dauer-EIN > 60 s EIN > 25% Zykl.
	Ohm	Ohm	W	W	W	W	W
Dreiphasige	Spannu	ngsvers	sorgung, 380.	480 V			
-03A3-4	641	120	65	120	175	285	1100
-04A1-4	470	120	90	160	235	390	1500
-05A4-4	320	120	125	235	345	570	2200
-06A9-4	235	80	170	320	470	775	3000
-08A8-4	192	80	210	400	575	950	4000
-012A-4	128	80	315	590	860	1425	5500
-015A-4	94	63	425	800	1175	1950	7500
-023A-4	64	63	625	1175	1725	2850	11000

¹ Die Widerstandszeitkonstante muss ≥ 85 Sekunden sein.

	Wider	stand		Widerstand ¹	Mindest-Daue	er-Leistung We	erte
Тур			V	erzögerung a	uf Drehzahl N	ull	P _{rcont}
ACS550- U1- siehe unten	R _{MAX}	R _{MIN}	P _{r3} ≤ 3 s EIN ≥ 27 s AUS ≤ 10% Zykl.	P _{r10} ≤ 10 s EIN ≥ 50 s AUS ≤ 17% Zykl.	P _{r30} ≤ 30 s EIN ≥ 180 s AUS ≤ 14% Zykl.	P _{r60} ≤ 60 s EIN ≥ 180 s AUS ≤ 25% Zykl.	Dauer-EIN > 60 s EIN > 25% Zykl.
	Ohm	Ohm	W	W	W	W	W
Dreiphasige	Spannu	ingsver	sorgung, 500.	600 V			
-02A7-6	548	80	93	175	257	425	1462
-03A9-6	373	80	137	257	377	624	2144
-06A1-6	224	80	228	429	629	1040	3573
-09A0-6	149	80	342	643	943	1560	5359
-011A-6	110	60	467	877	1286	2127	7308
-017A-6	75	60	685	1286	1886	3119	10718

500...600 V Frequenzumrichter

Die Widerstandszeitkonstante muss ≥ 85 Sekunden sein.



WARNUNG! Verwenden Sie nie einen Bremswiderstand mit einem Widerstandswert unter dem Minimalwert, der für den Frequenzumrichter angegeben ist. Der Frequenzumrichter und der interne Chopper können den Überstrom durch einen zu niedrigen Widerstandswert nicht verarbeiten.

Symbole

R_{MIN} – Kleinster zulässiger Widerstandswert des Bremswiderstands.

 $R_{
m MAX}$ – Maximal zulässiger Widerstandswert, wenn das maximale Bremsmoment benötigt wird.

 ${\it P}_{\rm rx}$ – Lastzyklus-basierte Widerstandsleistung bei Verzögerungsbremsung, dabei ist "x" EIN_{MAX}-Zeit.

Installation und Anschluss der Widerstände

Alle Bremswiderstände müssen außerhalb des Frequenzumrichters an einem Platz installiert werden, an dem die Wärme abgeleitet werden kann.



WARNUNG! Die Oberflächentemperatur des Widerstands ist sehr hoch und die vom Widerstand abströmende Luft ist sehr heiß. Material in der Nähe des Widerstands darf nicht entflammbar sein. Installieren Sie einen Berührungsschutz über dem Bremswiderstand.

Um sicherzustellen, dass die Eingangssicherungen auch die Widerstandskabel absichern, verwenden Sie Widerstandskabel mit der gleichen Auslegung, wie bei den Netzanschlusskabeln des Frequenzumrichters.


Die maximale Länge des Widerstandskabels beträgt 10 m (1.005,84 cm). Siehe Abschnitt *Leistungsanschlüsse* auf Seite 26 für die Widerstandskabel-Anschlusspunkte.

Kundenspezifischer Schutz des Stromkreises

Die folgende Einrichtung ist für die Sicherheit wichtig – sie unterbricht die Netzspannungsversorgung bei Störungen einschließlich Chopper-Kurzschlüssen:

- Statten Sie den Frequenzumrichter mit einem Hauptschütz aus.
- Schließen Sie das Schütz so an, dass es öffnet, wenn der thermische Schutzschalter des Widerstands öffnet (ein überhitzter Widerstand öffnet das Schütz).

Vereinfachte Darstellung eines Schaltplans - Beispiel.



Parametereinstellung

Zur Freigabe der dynamischen Bremsung die Überspannungsregelung des Frequenzumrichters abschalten [Parametereinstellung von 2005 = 0 (NICHT FREIG)].

Steueranschlüsse


Spezifikation der Steueranschlüsse

	Spezifikation der Steueranschlüsse			
Analogeingänge und Analogausgänge Siehe Abschnitt Steuerkabelanschluss-Tabelle auf Seite 29.				
Digitaleingänge	Digitaleingangsimpedanz 1,5 kOhm. Die maximale Spannung für Digitaleingänge beträgt 30 V.			
Relaisausgänge (Digitalausgänge)	 Max. Kontaktspannung: 30 V DC, 250 V AC Max. Kontaktstrom / -leistung: 6 A, 30 V DC; 1500 VA, 250 V AC Max. Dauerstrom: 2 A eff. (cos φ = 1), 1 A eff. (cos φ = 0,4) Minimallast: 500 mW (12 V, 10 mA) Kontaktmaterial: Silber-Nickel (AgN) Isolation zwischen digitalen Relaisausgängen, Prüfspannung: 2,5 kV eff., für 1 Minute 			
Kabel-Spezifikationen	Siehe Abschnitt Steuerkabelanschluss-Tabelle auf Seite 29.			


Steuerkabel

Allgemeine Empfehlungen

Verwenden Sie mehradrige Kabel mit einem Kupferlitzen-Schirm, die für eine Temperatur von 60 °C (140 °F) oder höher ausgelegt sind:



Doppelt geschirmt
Beispiel: JAMAK von Draka NK Cables



Einfach geschirmt Beispiel: NOMAK von Draka NK Cables

Bei digitalen und analogen E/A- Kabeln müssen die Schirmleiter zu einem Bündel verdrillt werden, nicht länger als das Fünffache seiner Breite, und an die Klemme X1-1 des Frequenzumrichters angeschlossen werden. Das andere Ende des Kabelschirm nicht anschließen.

Anschluss der Schirmleiter für das RS485-Kabel siehe Anweisungen (und Hinweise) in Abschnitt *Mechanische und elektrische Installation – EFB* auf Seite *212*.

Verlegen Sie die Kabel so, dass sie möglichst wenig Störstrahlung ausgesetzt sind:

- Verlegen Sie die Kabel soweit entfernt wie möglich von Netzanschluss- und Motorkabeln [mindestens 20 cm (8 in)].
- Wo Steuerkabel Leistungskabel kreuzen, muss dies möglichst im Winkel von 90° erfolgen.
- Halten Sie mindestens 20 cm (8 in) seitlichen Abstand zum Frequenzumrichter ein

Vorsicht bei der Übertragung verschiedener Signaltypen mit demselben Kabel:

• Keine Relais-gesteuerten Signale mit mehr als 30 V und andere Steuersignale in dem selben Kabel gemeinsam übertragen.

 Verwenden Sie für Relais-Steuersignale paarweise verdrillte Kabel (speziell bei Spannungen > 48 V). Für Relais-Steuersignale mit Spannungen von weniger als 48 V können die gleichen Kabel wie für digitale Eingangssignale verwendet werden.

Hinweis: Nicht Signale mit 24 V DC und 115/230 V AC in dem selben Kabel übertragen.

Kabel für Analogsignale

Empfehlungen für Analogsignal-Kabel:

- Verwenden Sie eine doppelt geschirmte, paarweise verdrillte Leitung.
- Verwenden Sie einzeln geschirmte Leiterpaare für jedes Signal.
- Verwenden Sie keinen gemeinsamen Rückleiter für Analogsignale.

Kabel für Digitalsignale

Empfehlungen für Digitalsignal-Kabel: Am besten eignen sich doppelt geschirmte Kabel, jedoch sind einzeln geschirmte Mehrfach-Kabelpaare ebenfalls geeignet.

Bedienpanel-Kabel

Wird das Bedienpanel mit einem Kabel an den Frequenzumrichter angeschlossen, verwenden Sie ausschließlich Ethernet-Kabel der Kategorie 5-Patch. Die zur Erfüllung der EMV-Anforderungen geprüfte maximale Länge beträgt 3 m (9.8 ft). Längere Kabel werden von elektromagnetischen Störungen beeinflusst und müssen zur Einhaltung der EMV-Anforderungen vom Benutzer geprüft werden. Wenn längere Kabel erforderlich sind (speziell für mehr als 12 m (40 ft)), verwenden Sie einen RS232/RS485 Umsetzer auf jeder Seite und nutzen RS485-Kabel.

Steueranschlussklemmen des Frequenzumrichters

In der folgenden Tabelle sind die Spezifikationen für die Steuerkabel-Anschlussklemmen des Frequenzumrichters angegeben

Baugröße	Steuer-						
Daugroise	Maximale	Leitergröße ¹	Anzugsmoment				
	mm ²	AWG	Nm	lb·ft			
Alle	1,5	16	0,4	0,3			

Werte für einadrige Leiter.

Für Litzenkabel beträgt der maximale Querschnitt 1 mm².

Wirkungsgrad

Ungefähr 98% bei Nennleistung.

Verlustleistungen, Kühlung und Geräuschdaten

	Spezifikation der Kühlung							
Methode	Interner Lüfter, Kühlluftstrom von unten nach oben.							
Anforderungen	Freie Abstände oberhalb und unterhalb des ACS550: 200 mm (8 in). Freie Abstände zur Seite sind nicht erforderlich – ACS550-Einheiten können direkt nebeneinander installiert werden.							

Luftstrom, 208...240 V Frequenzumrichter

In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen an den Kühlluftstrom für 208...240 V Frequenzumrichter bei Volllast in allen Umgebungsbedingungen, die in Abschnitt *Umgebungsbedingungen* auf Seite *321* und Luftmengen für 208...240 V aufgelistet sind..

Frequenz	Frequenzumrichter		leistung	Luftm	Geräusch	
ACS550-x1-	Baugröße	W	BTU/Std.	m ³ /h	ft ³ /min	dB
-04A6-2	R1	55	189	44	26	52
-06A6-2	R1	73	249	44	26	52
-07A5-2	R1	81	276	44	26	52
-012A-2	R1	118	404	44	26	52
-017A-2	R1	161	551	44	26	52
-024A-2	R2	227	776	88	52	66
-031A-2	R2	285	973	88	52	66
-046A-2	R3	420	1434	134	79	67
-059A-2	R3	536	1829	134	79	67
-075A-2	R4	671	2290	280	165	75
-088A-2	R4	786	2685	280	165	75
-114A-2	R4	1014	3463	280	165	75
-143A-2	R6	1268	4431	405	238	77
-178A-2	R6	1575	5379	405	238	77
-221A-2	R6	1952	6666	405	238	77
-248A-2	R6	2189	7474	405	238	77

00467918.xls C

Luftstrom, 380...480 V Frequenzumrichter

In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen an den Kühlluftstrom für 208...240 V Frequenzumrichter bei Volllast in allen Umgebungsbedingungen, die in Abschnitt *Umgebungsbedingungen* auf Seite *321* und Luftmengen für 380...480 V aufgelistet sind

Frequenzu	ımrichter	Verlust	leistung	Luftn	Geräusch	
ACS550-x1-	Baugröße	W	BTU/Std.	m ³ /h	ft ³ /min	dB
-03A3-4	R1	40	137	44	26	52
-04A1-4	R1	52	178	44	26	52
-05A4-4	R1	73	249	44	26	52

Frequenzu	umrichter	Verlust	tleistung	Luftr	nenge	Geräusch
ACS550-x1-	Baugröße	W	BTU/Std.	m ³ /h	ft ³ /min	dB
-06A9-4	R1	97	331	44	26	52
-08A8-4	R1	127	434	44	26	52
-012A-4	R1	172	587	44	26	52
-015A-4	R2	232	792	88	52	66
-023A-4	R2	337	1151	88	52	66
-031A-4	R3	457	1561	134	79	67
-038A-4	R3	562	1919	134	79	67
-045A-4	R3	667	2278	134	79	67
-059A-4	R4	907	3098	280	165	75
-072A-4	R4	1120	3825	280	165	75
-078A-4	R4	1295	4423	250	147	75
-087A-4	R4	1440	4918	280	165	75
-097A-4	R4	1440	4918	280	165	75
-125A-4	R5	1940	6625	350	205	75
-157A-4	R6	2310	7889	405	238	77
-180A-4	R6	2810	9597	405	238	77
-195A-4	R6	3050	10416	405	238	77
-246A-4	R6	3260	11134	405	238	77
-290A-4	R6	3850	13125	405	238	77

00467918.xls C

Luftstrom, 500...600 V Frequenzumrichter

In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen an den Kühlluftstrom für 208...240 V Frequenzumrichter bei Volllast in allen Umgebungsbedingungen, die in Abschnitt *Umgebungsbedingungen* auf Seite *321* und Luftmengen für 500...600 V aufgelistet sind.

Frequenz	umrichter	Verlust	tleistung	Luftr	nenge	Geräusch
ACS550-U1	Baugröße	W	BTU/Std.	m ³ /h	ft ³ /min	dB
-02A7-6	R2	52	178	88	52	66
-03A9-6	R2	73	249	88	52	66
-06A1-6	R2	127	434	88	52	66
-09A0-6	R2	172	587	88	52	66
-011A-6	R2	232	792	88	52	66
-017A-6	R2	337	1151	88	52	66
-022A-6	R3	457	1561	134	79	67
-027A-6	R3	562	1919	134	79	67
-032A-6	R4	667	2278	280	165	75
-041A-6	R4	907	3098	280	165	75
-052A-6	R4	1117	3815	280	165	75

Frequenz	umrichter	Verlust	leistung	Luftn	Geräusch	
ACS550-U1	Baugröße	W	BTU/Std.	m ³ /h	ft ³ /min	dB
-062A-6	R4	1357	4634	280	165	75
-077A-6	R6	2310	7889	405	238	77
-099A-6	R6	2310	7889	405	238	77
-125A-6	R6	2310	7889	405	238	77
-144A-6	R6	2310	7889	405	238	77


00467918.xls C

X0032

Abmessungen und Gewichte

Die Abmessungen und Gewichte des ACS550 sind von der Baugröße und dem Gehäusetyp abhängig. Wenn Sie wegen der Baugröße nicht sicher sind, suchen Sie zuerst den "Typen"-Bezeichnung auf den Kennzeichnungsetiketten (siehe Abschnitte *Typenschlüssel* auf Seite 18 und *Kennzeichnungsetiketten* auf Seite 16). Dann suchen Sie anhand des Typenschlüssels aus den Kenndaten-Tabellen (siehe Kapitel *Technische Daten*, Seite 289), die Baugröße heraus.

Montageabmessungen



	IP 21 / UL-Typ 1 und IP 54 / UL-Typ 12 – Maße für jede Baugröße											
Ref.	R	1	R	22	R	13	R	24	R	15	R6	
Rei.	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
B1 ¹	98.0	3,9	98,0	3,9	160	6,3	160	6,3	238	9,4	263	10,4
B2 ¹					98,0	3,9	98,0	3,9				
H1 ¹	318	12,5	418	16,4	473	18,6	578	22,8	588	23,2	675	26,6
а	5,5	0,2	5,5	0,2	6,5	0,25	6,5	0,25	6,5	0,25	9,0	0,35
b	10,0	0,4	10,0	0,4	13,0	0,5	13,0	0,5	14,0	0,55	18,0	0,71
С	5,5	0,2	5,5	0,2	8,0	0,3	8,0	0,3	8,5	0,3	8,5	0,3


	IP 21 / UL-Typ 1 und IP 54 / UL-Typ 12 – Maße für jede Baugröße											
Ref.	R	1	R	2	R3		R4		R5		R6	
Kei.	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Ч	5,5	0,2	5,5	0,2	6,5	0.25	6.5	0.25	6.5	0.25	9.0	0.35

¹ Maßangaben: Mitte-Mitte.

Außenabmessungen

Frequenzumrichter mit IP21 / UL-Typ 1 Gehäusen

Typen ACS550-x1-221A-2, ACS550-x1-246A-4, ACS550-x1-248A-2 und ACS550-01-290A-4, Baugröße R6




	IP 21 / UL-Typ 1 – Maße für jede Baugröße											
Ref.	R	21	R	2	R	23	R	24	R	25	R6	
Kei.	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
W	125	4,9	125	4,9	203	8,0	203	8,0	265	10,4	302	11,9
Н	330	13,0	430	16,9	490	19,3	596	23,5	602	23,7	700	27,6
H2	315	12,4	415	16,3	478	18,8	583	23,0	578	22,8	698	27,5
Н3	369	14,5	469	18,5	583	23,0	689	27,1	736	29,0	888 ¹	35,0 ¹
D	212	8,3	222	8,7	231	9,1	262	10,3	286	11,3	400	15,8


00467918.xls C

^{1.} ACS550-x1-221A-2, ACS550-x1-246A-4, ACS550-x1-248A-2 und ACS550-x1-290A-4: 981 mm / 38.6 in.

Frequenzumrichter mit IP54 / UL-Typ 12 Gehäusen

Typ ACS550-01-290A-4, IP54 (UL - Typ 12 nicht verfügbar), Baugröße R6





	IP 54 / UL-Typ 12 – Maße für jede Baugröße											
Ref.	F	R1	F	2	R	23	F	R4	R5		R6 ²	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
W	213	8,4	213	8,4	257	10,1	257	10,1	369	14,5	410	16,1
W2	222	8,8	222	8,8	267	10,5	267	10,5	369	14,5	410	16,1
Н3	461	18,2	561	22,1	629	24,8	760	29,9	775	30,5	924 ¹	36,4 ¹
D	234	9,2	245	9,7	254	10,0	284	11,2	309	12,2	423	16,7

00467918.xls C

- 1. ACS550-01-290A-4: 1119 mm / 44,1 in.
- 2. UL -Typ 12 ist für Typ ACS550-01-290A-4 nicht verfügbar.

Gewichte

Die folgende Tabelle enthält die typischen Maximalgewichte jeder Baugröße. Abweichungen innerhalb der Baugröße (bedingt durch unterschiedliche Komponenten wegen verschiedener Spannungs-/Stromwerte und Optionen) sind gering.

						Gev	vicht					
Gehäuse	R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
IP 21 / UL-Typ 1	6,5	14,3	9,0	19,8	16	35	24	53	34	75	69 ¹	152 ¹
IP 54 / UL-Typ 12	8,0	17,6	11,0	24,3	17,0	37,5	26,0	57,3	42,0	93,0	86,0 ²	190 ²

00467918.xls C

- 1. ACS550-x1-221A-4, IP21 / UL-Typ 1: 70 kg / 154 lb; ACS550-x1-246A-4, IP21 / UL-Typ 1: 70 kg / 154 lb; ACS550-x1-284A-4, IP21 / UL-Typ 1: 80 kg / 176 lb; ACS550-01-290A-4, IP21 / UL-Typ 1: 80 kg]176 lb]).
- 2. ACS550-x1-246A-4, IP21 / UL-Typ 12: 80 kg / 176 lb, ACS550-01-290A-4, IP54: 90 kg / 198 lb (UL -Typ 12 nicht verfügbar).

Schutzarten

Verfügbare Gehäuse:

- Gehäuse mit Schutzart IP 21 / UL-Typ 1. Der Aufstellort muss frei von schwebendem Staub, korrosiven Gasen oder Flüssigkeiten sowie leitfähigen Verunreinigungen wie z.B. Kondensation, Kohlenstaub und Metallpartikeln sein.
- Gehäuse IP54 / UL-Typ 12: Das Gehäuse bietet Schutz vor Staub, leichten Sprays und Spritzwasser aus allen Richtungen.

Hinweis: UL-Typ 12 ist für Typ ACS550-01-290A-4 nicht verfügbar.

Im Vergleich zum IP21 / UL-Typ 1 Gehäuse, haben die IP54 / UL-Typ 12 Gehäuse:

- Das gleiche Plastik-Innengehäuse wie IP21 Gehäuse
- Eine unterschiedliche Kunststoffabdeckung außen
- Einen zusätzlichen internen Lüfter zur Verbesserung der Kühlung
- Größere Abmessungen
- Die gleichen Nenndaten (erfordern keine Leistungsminderung).

Umgebungsbedingungen

In der folgenden Tabelle sind die Umgebungsanforderungen des ACS550 angegeben.

	Umgebungsbedingung	gen
	Installationsort	Lagerung und Transport in der Liefer-, Schutzverpackung
Höhe	01000 m (03 300 ft) 10002000 m (3 3006 600 ft) wenn P _N und I _{2N} auf 1% pro 100 m über 1000 m (300 ft über 3 300 ft)	
Umgebungs- temperatur	 Min15 °C (5 °F) – Vereisung nicht zulässig Max. (fsw = 1 oder 4) 40 °C (104 °F); 50 °C (122 °F) if P_N und I_{2N} mit Leistungsminderung auf 90% Max. (fsw = 8) 40 °C (104 °F) mit Leistungsminderung P_N und I_{2N} auf 80% Max. (fsw = 12) 30 °C (86 °F) mit Leistungsminderung P_N und I_{2N} auf 65% (auf 50% für 600 V, R4-Baugrößen, d.h. für ACS550-U1-032A-6) 	-4070 °C (-40158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	595%, Kondesation nicht zulässig	

Umgebungsbedingungen									
	Installationsort	Lagerung und Transport in der Liefer-, Schutzverpackung							
Kontamination (IEC 60721-3-3)	 Leitender Staub nicht zulässig. Der ACS550 muss in reiner Luft entsprechend Gehäuse-Klassifizierung installiert werden. Kühlluft muss sauber, frei von korrosiven Materialien und frei von elektrisch leitendem Staub sein. Chem. Gase: Klasse 3C2 Feststoffe: Klasse 3S2 	Lagerung Leitender Staub nicht zulässig. Chem. Gase: Klasse 1C2 Feststoffe: Klasse 1S2 Transport Leitender Staub nicht zulässig. Chem. Gase: Klasse 2C2 Feststoffe: Klasse 2S2							

Tabelle der Standard-Belastungsprüfungen, die mit dem ACS550 durchgeführt wurden.

	Belastungsprüfung	en
	Ohne Transportverpackung	In der Transportverpackung
Sinusförmige	Mechanische Bedingungen: Gemäß IEC 60721-3-3, Klasse 3M4	Entsprechend Spezifikationen ISTA 1A und 1B.
Vibration	• 29 Hz 3,0 mm (0,12 in) • 9200 Hz 10 m/s ² (33 ft/s ²)	
Stoß	Nicht zulässig	Entsprechend IEC 68-2-29: max. 100 m/s ² (330 ft/s ²), 11ms
Freier Fall	Nicht zulässig	 76 cm (76,20 cm), Baugröße R1 61cm (60,96 cm), Baugröße R2 46 cm (45,72 cm), Baugröße R3 31 cm (30,48 cm), Baugröße R4 25 cm (25,40 cm), Baugröße R5 15 cm (6 in), Baugröße R6

Material

Material-Spezifikation		
	PC/ABS 2,5 mm, Farbe NCS 1502-Y oder NCS 7000-N	
Gehäuse des Frequenz- umrichters	Feuerverzinktes Stahlblech 1,52 mm, Verzinkungsdicke 20 Mikrometer. Bei lackierten Oberflächen ist die Gesamtstärke (Zink und Farbe) 80100 Mikrometer.	
uminiciners	Aluminiumguss AlSi	
	Extrudiertes Aluminium AlSi	
Verpackung	Verpackung Wellpappe, expandiertes Polystyrol, Sperrholz, unbehandeltes Holz (wärmegetrocknet). Umverpackung zu unterschiedlichen Teilen aus: PE-LD Kunststoff-Folie, PP- oder Stahlbänder.	

Material-Spezifikation

Der Frequenzumrichter enthält Rohstoffe, die zum Schutz der Umwelt und der Energieressourcen wiederverwertet werden sollten. Das Verpackungsmaterial ist umweltverträglich und recycelbar. Alle metallischen Teile können wiederverwertet werden. Die Kunststoffteile können entsprechend den örtlichen Bestimmungen entweder wiederverwendet oder kontrolliert verbrannt werden. Die meisten recyclingfähigen Teile sind entsprechend gekennzeichnet.

Entsorgung

Falls eine Wiederverwertung nicht sinnvoll ist, sind sämtliche Teile außer Elektrolytkondensatoren und die Elektronik-Karten auf einer Deponie zu entsorgen. Die DC-Kondensatoren enthalten Elektrolyte und, wenn der Frequenzumrichter nicht das RoHS Kennzeichen trägt, enthalten die Platinen Blei. Beide Materialien gelten in der EU als umweltgefährdende Stoffe. Sie müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Sie müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden. Weitere Informationen zum Thema Umweltschutz und genaue Anweisungen für die Wiederverwertung erhalten Sie von Ihrer ABB-Vertretung.

Anwendbare Normen

Die Übereinstimmung des Frequenzumrichters mit den folgenden Normen wird durch die Standard-"Kennzeichnungen" auf dem Typenschild kenntlich gemacht. Die folgenden Normen sind für Frequenzumrichter anzuwenden.

Kenn- zeichen	Anwendbare Normen		
	EN 50178 (1997)	Elektronische Geräte für den Einsatz in elektrischen Anlagen	
C€	IEC/EN 60204-1 (2005)	Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausrüstung von Maschinen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen. Bedingung für die Übereinstimmung: Der Ausführende der Endmontage ist verantwortlich für den Einbau: • einer Not-Aus Einrichtung • einer Netztrennvorrichtung.	
	IEC/EN 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013	Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)	
	IEC 60664-1 (2002)	Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen. Teil 1: Grundsätze, Anforderungen und Prüfungen	
	IEC/EN 61800-5-1:2007	Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl. Teil 5-1: Anforderungen an die Sicherheitt - Elektrische, thermische und energetische Anforderungen	
	IEC/EN 61800-3:2004 + A1:2012	Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe. Teil 3: EMV-Anforderungen einschließlich spezieller Prüfverfahren	
	IEC/EN 61000-3 - 12:2011	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Teil 3-12: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme, verursacht durch Einrichtungen, die an öffentliche Niederspannungsnetze mit einem Eingangsstrom von > 16 A und = 75 A pro Phase angeschlossen sind	
C	IEC/EN 61800-3:2004 + A1:2012	Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe. Teil 3: EMV-Anforderungen einschließlich spezieller Prüfverfahren	
CUL US	UL 508C	UL Standard for Safety, Power Conversion Equipment, dritte Ausgabe	
1	C22.2 No. 14	CSA Standard for Industrial Control Equipment (nur für ACS550-U1 Frequenzumrichter)	

Kennzeichnungen

CE-Kennzeichnung



Am Frequenzumrichter ist eine CE-Kennzeichnung angebracht. Damit wird bestätigt, dass der Frequenzumrichter den Anforderungen der europäischen Niederspannungsrichtlinie, der EMV- und der RoHS-Richtlinien entspricht.

Hinweis: Die 600 V ACS550-U1-Frequenzumrichter sind nicht CE-geprüft.

Übereinstimmung mit der europäischen Niederspannungsrichtlinie

Die Übereinstimmung mit der europäischen Niederspannungsrichtlinie nach den Normen IEC/EN 60204-1:2005 und EN 50178:1997 wurde bestätigt.

Übereinstimmung mit der europäischen EMV-Richtlinie

Die Richtlinie definiert die Anforderungen an die Störfestigkeit und Emissionen von elektrischen Einrichtungen innerhalb der Europäischen Union. Die EMV-Produktnorm IEC/EN 61800-3:2004 +A1:2012 beinhaltet die Anforderungen an Frequenzumrichter.

Übereinstimmung mit der IEC/EN 61800-3:2004 + A1:2012

Siehe Seite 327.

C-Tick-Kennzeichnung



Der Frequenzumrichter trägt die C-Tick-Kennzeichnung.

Die C-Tick-Kennzeichnung ist in Australien und Neuseeland erforderlich. Wenn ein C-Tick Kennzeichen am Frequenzumrichter angebracht ist, wird damit die Übereinstimmung mit der relevanten Norm bestätigt (IEC 61800-3:2004) "Adjustable speed electrical power drive systems – Part 3: EMC product standard including specific test methods), herausgegeben vom Trans-Tasman Electromagnetic Compatibility Scheme.

Die Normierung Trans-Tasman Electromagnetic Compatibility Scheme (EMCS) wurde eingeführt von der Australian Communication Authority (ACA) und der Radio Spectrum Management Group (RSM) des New Zealand Ministry of Economic Development (NZMED) im November 2001. Ziel der Normierung ist der Schutz des Radiofrequenzspektrums durch die Einführung technischer Emissionsgrenzwerte für elektrische/elektronische Produkte.

Übereinstimmung mit der IEC/EN 61800-3:2004

Siehe Seite 327.

UL/CSA-Kennzeichnungen



Ein UL-Kennzeichen ist am ACS550 Frequenzumrichter angebracht und bestätigt, dass der Frequenzumrichter den Vorschriften der UL 508C entspricht.



Ein CSA-Kennzeichen ist am Frequenzumrichtertyp ACS550-**U1** angebracht und bestätigt, dass der Frequenzumrichter den Vorschriften der C22.2 Nr. 14 entspricht.

Der Frequenzumrichter ACS550 ist für den Einsatz in einem Stromkreis geeignet, der bei max 600 V einen symmetrischen Strom von max. 100 kA eff. liefert. Der Ampere-Wert basiert auf Tests, die gemäß UL 508 durchgeführt wurden.

Der Kurzschluss-Schutz der Niederspannungsverteilung muss benutzerseitig entsprechend nationalen und örtlichen Bestimmungen ausgeführt werden.

Der ACS550 hat eine elektronische Motorschutzfunktion, die den Anforderungen der UL 508C, und für den ACS550-U1 der C22.2 Nr. 14, entspricht. Wird diese Funktion gewählt und korrekt eingestellt, ist ein zusätzlicher Motorschutz nicht erforderlich, es sei denn, mehr als ein Motor ist an den Frequenzumrichter angeschlossen oder ein zusätzlicher Schutz wird durch anzuwendende Sicherheitsvorschriften verlangt. Siehe Parameter 3005 (MOT THERM SCHUTZ) und 3006 (MOT THERM RATE).

Die Frequenzumrichter sollen nur in einer überwachten Umgebung eingesetzt werden. Siehe Abschnitt *Umgebungsbedingungen* auf Seite *321* hinsichtlich bestimmter Grenzwerte.

Hinweis: Für Gehäuse des Typs 'offen', d.h. Frequenzumrichter ohne Anschlusskasten und/oder Abdeckung, IP21 / UL Typ 1 Frequenzumrichter, oder ohne Anschlussblech und/oder Haube, IP54 / UL Typ 12 Frequenzumrichter, gilt, dass der Frequenzumrichter in einem Gehäuse/Schrank nach den Vorschriften des National Electric Code und geltenden lokalen Vorschriften installiert werden muss.

Brems-Chopper, können bei Verwendung mit Bremswiderständen in richtiger Größe bei schnellen Motorverzögerungen entstehende Bremsenergie ableiten (normalerweise in Verbindung mit schnell bremsenden Motoren). Die Baugrößen R1 und R2 haben eingebaute Bremschopper als Standardausstattung. Für die Baugrößen R3...R6 wenden Sie sich bitte wegen geeigneter Zubehörteile an Ihre ABB-Vertretung. Siehe Abschnitt *Bremskomponenten* auf Seite 309.

EAC-Kennzeichnung



Der Frequenzumrichter hat eine EAC-Zertifizierung. Die EAC-Kennzeichnung ist in Russland, Weißrussland und Kasachstan erforderlich.

IEC/EN 61800-3:2004 Definitionen

EMV steht für **E**lektro**m**agnetische **V**erträglichkeit. Das ist die Fähigkeit eines elektrischen/elektronischen Geräts, ohne Probleme in einer elektromagnetischen Umgebung betrieben werden zu können. Umgekehrt darf das Gerät nicht von anderen Einrichtungen in der gleichen Umgebung beeinflusst oder gestört werden können.

Die *Erste Umgebung* umfasst Wohnbereiche und außerdem Einrichtungen, die direkt ohne Zwischentransformator an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude in Wohnbereichen versorgt.

Die Zweite Umgebung enthält Einrichtungen, die an ein Netz angeschlossen sind, das nicht direkt auch Wohngebäude versorgt.

Frequenzumrichter der Kategorie C2: Frequenzumrichter mit einer Nennspannung unter 1000 V und vorgesehen für Installation und Inbetriebnahme in der Ersten Umgebung nur durch Fachpersonal.

Hinweis: Professionelles Fachpersonal ist eine Person oder Organisation mit den notwendigen Fertigkeiten und Erfahrungen bei der Installation und/oder Inbetriebnahme elektrischer Antriebssysteme einschließlich ihrer EMV-Aspekte.

Die Kategorie C2 hat die gleichen EMV-Emissionsgrenzwerte wie die frühere Klasse Erste Umgebung, eingeschränkte Erhältlichkeit. Die EMV-Norm IEC/EN 61800-3 schränkt nicht mehr die Erhältlichkeit des Frequenzumrichters ein, jedoch sind die Nutzung, Installation und Inbetriebnahme definiert/vorgeschrieben.

Frequenzumrichter der Kategorie C3: Elektrische Antriebe mit einer Nennspannung unter 1000 V, die für die Verwendung in der Zweite Umgebung und nicht in der Ersten Umgebung vorgesehen sind.

Die Kategorie C3 hat die gleichen EMV-Emissionsgrenzwerte wie die frühere Klasse 'Zweite Umgebung, allgemeine Erhältlichkeit'.

Übereinstimmung mit der Norm IEC/EN 61800-3:2004 + A1:2012

Die Immunität des Frequenzumrichters entspricht den Anforderungen der IEC/EN 61800-3, Kategorie C2 (siehe Seite 327 bezüglich der Definitionen für IEC/EN 60529 61800-3). Die Emissionsgrenzwerte der IEC/EN 61800-3 werden unter den nachfolgend beschriebenen Bedingungen erfüllt.

Erste Umgebung (Frequenzumrichter der Kategorie C2)

- 1. Der interne EMV-Filter ist angeschlossen.
- 2. Die Motor- und Steuerkabel werden gemäß Spezifikation in diesem Handbuch ausgewählt.
- 3. Der Frequenzumrichter wurde gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch installiert.
- Die Motorkabellänge überschreitet nicht die maximal zulässige Länge, die in Abschnitt Motorkabellänge für 400 V-Frequenzumrichter auf Seite 303 für die Baugröße und Schaltfrequenz des benutzten Frequenzumrichters spezifiziert ist.

WARNUNG! In einer Umgebung mit Wohngebäuden, kann dieses Produkt Radiofrequenzstörungen verursachen. In diesem Fall sind zusätzliche Maßnahmen zur Unterdrückung der Hochfrequenzstörungen erforderlich.

Zweite Umgebung (Frequenzumrichter der Kategorie C3)

- 1. Der interne EMV-Filter ist angeschlossen.
- 2. Die Motor- und Steuerkabel werden gemäß Spezifikation in diesem Handbuch ausgewählt.
- 3. Der Frequenzumrichter wurde gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch installiert.
- 4. Die Motorkabellänge überschreitet nicht die maximal zulässige Länge, die in Abschnitt Motorkabellänge für 400 V-Frequenzumrichter auf Seite 303 für die Baugröße und Schaltfrequenz des benutzten Frequenzumrichters spezifiziert ist.

WARNUNG! Ein elektrischer Antrieb der Kategorie C3 ist nicht für den Anschluss an ein öffentliches Niederspannungsnetz, an das auch Wohngebäude angeschlossen sind, vorgesehen. Bei Anschluss des Frequenzumrichters an ein solches Netz sind Radiofrequenzstörungen zu erwarten.

Hinweis: Es ist nicht zulässig, einen Frequenzumrichter mit angeschlossenen internen EMV-Filtern an ein IT- (ungeerdetes) Netz anzuschließen. Das Einspeisenetz wird über die EMV-Filter-Kondensatoren mit dem Erdpotenzial verbunden und verursacht dadurch Gefährdungen oder Schäden am Frequenzumrichter.

Hinweis: Es ist nicht zulässig, einen Frequenzumrichter mit angeschlossenen internen EMV-Filtern an ein asymmetrisch geerdetes TN-Netz anzuschließen, da der Frequenzumrichter dadurch beschädigt werden kann.

Index

Symbols	Analogausgang
(Datum) siehe Uhr- und Datumseinstellung (Komfort- Bedienpanel))	Parametergruppe
Numerics	Filter, Parameter
0xxxx Register EFB Funktionscodes	Strom max., Parameter
EFB Mapping	Analogeingang Parametergruppe
EFB Mapping	Fehler Grenze, Parameter
3xxxx Register EFB Funktionscodes	Maximum, Parameter
EFB Mapping	unter Min., Fehler-Parameter
EFB Mapping	Analysator, Last siehe Last-Analysator Änderungen speichern Parameter
ABB	Anschlüsse
Dokumente-Bibliothek	Diagramm. 29 EFB Komm. 212 FBA Module 250
Produkt- und Service-Anfragen	Steuerung
Abdeckung Abnehmen	Anzeigeformat (PID), Parameter
Abmessungen Frequenzumrichter, Außen	Applikationsmakros siehe Makros Assistent (Komfort-Bedienpanel)
Abnehmen der Abdeckung	Aufgaben
Aktivierung der Jogging-Funktion, Parameter	Assistenten-Modus (Komfort-Bedienpanel) 62 Asymmetrisch geerdete Netze siehe asymmetrisch geerdetes TN-System
Codes 277 Codes (Basis-Bedienpanel) 280 Liste 277 Worte, Datenparameter 119	asymmetrisch geerdetes TN-System
Allgemeine Aufgaben mit Basis-Bedienpanel	Auflösung Liste für Parameter
Amplituden-Speicherung siehe Last-Analysator Analog E/A	Verzögerung (PID), Parameter
Anschlüsse	Komfort-Bedienpanel
	Kabel, Fehlercode

Ausnahmecodes, EFB Modbus	Bedienpanel (Basis)
Auspacken des Frequenzumrichters 16	Alarm-Codes
Auswahl externe Befehle, Parameter 122	Allgemeine Aufgaben
automatische Rücksetzung	Ausgabemodus
siehe Rücksetzen, automatisch	beenden
autowechsel	Drehrichtung
Interval, Parameter 202	Fehler-Modus
Startreihenfolge-Zähler 203	Hauptmenü
Übersicht	Parameter-Modus
Wert, Parameter 203	Sollwert-Modus
auxiliary Motor	Start/Stop
Siehe Motor, auxiliary	Übersicht
D	Bedienpanel-Software-Version 51, 55
В	beenden
Back-up Parameter	Basis-Bedienpanel
Basis-Bedienpanel 81	Komfort-Bedienpanel 53
Komfort-Bedienpanel 69	Belastungsprüfungen
Basis-Bedienpanel	Benutzerlastkurve
Siehe Bedienpanel (Basis-)	Parametergruppe
Batterie (Komfort-Bedienpanel)	Fehlercode
baud rate (RS-232), Parameter	Frequenz, Parameter 175, 176
Baugröße 289	Funktion, Parameter
Bedienapnel, Fehlercode 272	Lastmoment, Parameter 175, 176
Bedienpanel	Modus, Parameter
Anzeige der Prozessvariablen, Parametergruppe	Zeit, Parameter
164	Benutzer-Parametersatz94
Anzeige max., Parameter	Download
Anzeige Min., Parameter	Wechsel Steuerung, Parameter
Anzeige mit Dezimalpunkt, Parameter 165 Anzeigeeinheiten, Parameter 165	Bereiche, Liste für Parameter
Anzeigenauswahl, Parameter	Beschleunigung /Verzögerung, Parametergruppe 147
Balkenanzeige	Auswahl Rampe Null , Parameter
Handbuch-Kompatibilität	Hilfsm. Stop (PFC), Parameter 209
Kabel-Anforderungen	Kompensation, Parameter
Komm Fehler, Fehler Parameter 155	Rampenauswahl, Parameter
Parameterschloss, Parameter 136	Rampenform, Parameter
Passwort, Parameter	Rampenzeit (PFC), Parameter 209
Prozesswert max., Parameter 164	Zeit, Parameter
Prozesswert min., Parameter	Betriebsdaten, Parametergruppe 114
Sollwertauswahl, Parameter	Betriebszeit
Wartung	Datenparameter
Bedienpanel (Assistent)	Wartungs-Trigger
Allgemeine Aufgaben	Bibliothek, Dokument
Ausgabemodus	Blockierung
Batterie	Bereich
beenden	Frequenz, Fehler Parameter
Drehrichtung	Funktion, Fehler Parameter
E/A-Einstell-Modus	Zeit, Fehler Parameter
Fehler-Modus 53, 270	Bremsung August Promo Channer/ Widerstand 200
Fehlerspeicher-Modus 66	Auswahl Brems-Chopper/-Widerstand 309 Kabelanschlüsse
Funktionstasten 52	Komponenten
Hauptmenü	Schutz vor heißem Widerstand
Hilfe	Widerstand, abzuleitende Wärmebelastung 312
Kontrast der Anzeige	
Modus - 'Uhr stellen' 67 Modus 'Geänderte Parameter 65	С
	СВ
Parameter-Backup-Modus	siehe Regelungskarte
Pfeil53	CE-Kennzeichnung
Start/Stop	chopper
Statuszeile (LOC/REM, Pfeil) 53	Siehe Bremsung
Übersicht	Olone Diembung

CO2-Umrechnungsfaktor		Drehzahl
siehe Energieeinsparung		Datenparameter
config file		Fehler bei, Speicherparameter120
CPI-Software-Version, Parameter		Max. Grenzwert, Parameter 141
Fehlercode		Min. Grenze, Parameter
ID-Lauf, Parameter		und Drehrichtung (Vorzeichen), Datenparameter
Revision, Parameter		114
Copy-Modus Modus (Basis-Bedienpanel)	. 81	Drehzahl Null
correction source (PID), parameter	188	Last, Fehler Parameter
Crimp-Ring-Verbinder für Schraubanschlüsse .	300	Verzögerung, Parameter
C-Tick-Kennzeichnung		Drehzahl, konstant
3		Parametergruppe
D		Digitaleingang Auswahl Parameter 128
DC		Parameter
Bremsezeit, Parameter	145	Drehzahlregelung
Magnetisierungszeit, Parameter	143	Parametergruppe
Spannungsstabilisator, Parameter		Autotuning, Parameter 149, 150
Stromsollw., Parameter	145	Beschleunigungskompensation, Parameter. 150
Überspannung, Fehlercode	271	Differenzierzeit, Parameter
Unterspannung, Fehlercode		Integrationszeit, Parameter
-Zwischenkreisspannung, Datenparameter	114	Proportionalverstärkung, Parameter 149
Diagnose		Vektor:Drehzahlmodus112
EFB Komm		-
FBA-Komm		E
Differenzierzeit (PID), Parameter		E/A, Steuerung über 47
		EFB (Integrierter Feldbus)
Differenzierzeit, Parameter	149	Abschluss
Digitalausgang	20	Analogausgang, aktivieren 218
Anschlüsse		Antriebssteuerungsfunktionen, Aktivierung . 215
Spezifikationen	314	Ausnahmecodes
Digitaleingang	00	Diagnose
Anschlüsse	. 29	div. Antriebssteuerungen, aktivieren 217
bei Fehler, Speicherparameter		Eingang Sollwertauswahl, aktivieren 216
Spezifikationen	. 30	Einrichtung
Status, Datenparameter	110	Fehler, doppelte Stationen 222
Digitalkabel-Anforderungen	315	Fehler, keine Masterstation online 222
DIP-Schalter		Fehler, vertauschte Leiter
Dokumente-Bibliothek	341	Fehler, vorübergehende Abschaltung 223
Download Parametersätze		Fehlercode 28
Applikation		Fehlercode 31
Benutzersätze		Fehlercode 32
voller Satz	. 69	Fehlercode 33
Drehmoment		Fehlersuche Parameter
Datenparameter		Installation
Erhöhung, Strom, Parameter	145	Istwerte
Fehler bei, Speicherparameter	120	Istwert-Skalierung
Max. Grenzwert, Parameter	143	komm. Fehlerrückmeldung
MaxGrenzenauswahl, Parameter	142	Konfiguration
Min. Grenzauswahl, Parameter	142	Konfiguration für Kommunikationsausfall 222 Modbus Istwerte
Min. Grenze, Parameter	143	Planung
Rampe ab, Parameter		Profile
Rampe auf, Parameter	131	Relaisausgang, aktivieren
Drehmomentregelung	151	Rückmeldung vom Frequenzumrichter 220
Parametergruppe	101 01	Sollwertquelle für den PID-Regler, aktivieren 219
Makro	. ฮา 151	Sollwert-Skalierung, ABB-Drives-Profil 243
Rampe auf, Parameter	151	Statusdiagramm
Vektor:Momentenmodus		Statuswort
Drehrichtung	114	Steuerung von Start/Stop /Drehrichtung aktivierei
Basis-Bedienpanel	1 76	215
Komfort-Bedienpanel	3 57	Steuerungsschnittstelle 211
resmore Boardingarior	J, J.	Steuerwort

EFB, Antriebsparameter		Externe Steuerung Auswahl, Parameter 124
Protokoll, ParGruppe	193	externer Fehler
baud rate, Parameter		Autom.Rücksetzen, Parameter 161
Befehlsworte, Datenparameter	118	Fehlercodes
EFB PROTOKOLL Auswahl, Parameter	210	Parameter
EFB PROTOKOLL id, Parameter	193	Externer Sollwert, Datenparameter
Fehler Funktion, Parameter	158	·
Fehlercodes	274	F
Fehlerzeit, Parameter	158	- FDA
Konfigurationsdatei, Fehlercode	273	FBA State Collision 247
ok messages (count), Parameter	193	Protokoll-Liste
Parameter	194	FBA (Feldbusadapter)
Parität, Parameter	193	Analogausgang, aktivieren
Relaisausgangswort, Datenparameter	115	Diagnose
station id, parameter	193	Eingang Sollwertauswahl, aktivieren 252
Status, Parameter	193	Einrichtung
Statusworte, Datenparameter	118	Feldbussteuerung, aktivieren
Steuer- Profile, Parameter	193	Frequenzumrichter Rückmeldung 255
UART FEHLER (count), Parameter	193	Installation
ÜBERTRAGGS FEHL (count), Parameter .	193	Istwerte 249
Werte, Datenparameter	115	komm. Fehlerrückmeldung 255
Einheiten (PID), Parameter	181	Konfiguration
einphasige Spannungsversorgung		Planung
Anschluss	24	Relaisausgang, aktivieren
Leistungsminderung	292	Sollwert
Einsparung, Energie		Sollwertquelle für den PID-Regler, aktivieren 255
siehe Energieeinsparung		Statusdiagramm, ABB Frequenzumrichter 262
ELV (Extra Low Voltage)	30	Statuswort
EMV	. 50	Statuswort, ABB-Drives 260
	225	Steuerung von Start/Stop /Drehrichtung aktivieren
CE-Kennzeichnung		252
C-Tick-Kennzeichnung		Steuerwort
Motorkabel-Anforderungen		Steuerwort, ABB Frequenzumrichter 259
EMV-Filter, extern		FBA, Antriebsparameter 191
EMV-Filter, intern 28, 298, 327,	328	EXT KOMM MODULE Parametergruppe 191
Energieeinsparung		Befehlsworte, Datenparameter 118
Parametergruppe	189	CONFIG FILE CPI-Software-Version, Parameter
CO2-Umrechnungsfaktor, Parameter	189	191
Eingesparte kWh, Datenparameter	117	CONFIG FILE id revision, Parameter 191
Eingesparter Betrag 1, Datenparameter	117	CONFIG FILE revision, Parameter 191
Eingesparter Betrag 2, Datenparameter	117	EFB PROTOKOLL Auswahl, Parameter 210
Eingespartes CO2, Datenparameter	117	Fehler Funktion, Parameter 158
Energiepreis, Parameter	189	Fehlerzeit, Parameter
Energierücksetzung, Parameter	189	Feldbus appl. program revision, Parameter . 192
Pumpenleistung, Parameter	189	Feldbus CPI-Software-Version, Parameter . 191
Entsorgung	323	Feldbus Parameter
Erdfreies Netz		Feldbus Parameter REFRESH, Parameter . 191
siehe IT-System		Feldbus Status, Parameter
Erdschluss		Feldbus Typ, Parameter
Fehlercode	272	Relaisausgangswort, Datenparameter 115
Parameter	158	Statusworte, Datenparameter
Erdung		Werte, Datenparameter
Fehlerschutz	305	Feedback
Kabel-Anforderungen		zu ABB-Handbüchern
siehe Erdung		
Erste Umgebung		
(C2), Motorkabellänge	303	
(C2), Übereinstimmung mit IEC/EN 61800-3	327	
Definition	327	
Etikett	J	
Seriennummer	16	
Typenschlüssel		
external COMM MODULE, Parametergruppe	. 17	
Siehe FBA, Antrieb PARAMETER		
OIGHG LDA, AHHIGD LANAMETER		

Fehler	G
Funktion, Parametergruppe	Geänderte Parameter (Komfort-Bedienpanel) 65 geberlose Vektorregelung
Digitaleingangsstatus, Speicherparameter . 120	Gehäuse
Drehmoment, Speicherparameter 120	Schutzklassen-Code
Drehzahl, Speicherparameter 120	Typen
FBA-Komm	Gehäuseabdeckung, oben, siehe Haube
Fehlerspeicher	Gehäuseabdeckung, siehe Haube
Frequenz, Speicherparameter	Gerät-Übertemperatur, Fehlercode 271 Geräuschpegel
letzter, Fehlerspeicher Parameter	Schaltfreq. Parameter
Liste 270	Gesamtbetriebszeit des ACS 550, Datenparameter.
Modus (Basis-Bedienpanel) 75, 270	116
Modus (Komfort-Bedienpanel) 53, 270	Gewicht
Reset	Grenzen, Parametergrupe 141
Spannung bei, Speicherparameter	
speichern (Komfort-Bedienpanel) 66	Н
Status, Speicherparameter 120	Hand-Auto Makro
Strom bei, Speicherparameter 120	Handbücher
Worte, Datenparameter	Feedback senden
Zeit, Speicherparameter	Liste von ACS550 Handbüchern
zweitletzter, Speicherparameter	Haube (IP54 / UL Typ 12)
Fehler-Anzeige	Hauptmenü Basis-Bedienpanel
Alarm	Komfort-Bedienpanel
Fehler	Höhe
Fehlernamen	Leistungsminderung292
Feldbus	Transportgrenzwert
s. EFB, Antriebsparam.	Umgebungsgrenzwert
siehe EFB (Integrierter Feldbus) Siehe FBA (Feldbusadapter)	ı
Siehe FBA, Antrieb PARAMETER	
Feldbus, Integrierter	I/O EINSTELL (Komfort-Bedienpanel) 72
s. EFB, Antriebsparam.	Identifizierungsmagnetisierung
siehe EFB	Ausführung48
Feldbusadapter	Fehler, Fehlercode
siehe FBA Siehe FBA, Antrieb PARAMETER	Parameter
Feldschwächepunkt	IEC-Kenndaten
Firmware	siehe Kenndaten
Bedienpanel, Version 51, 55	IEC-Nenndaten
Version, Parameter 71, 163	siehe Kenndaten Impedanz geerdetes Netz
Flanschmontage 21	siehe IT-System
FlashDrop	Impulsgeber
Anschluss	Parametergruppe
Parameteranzeige, Parameter	Fehler, Fehlercode 273
Flussbremsung, Parameter	Fehler, Parameter
Flussoptimierung, Parameter	Freigeben, Parameter
FORCE TRIP, Fehlercode	number of ANZAHL IMPULSE, Parameter
format fehler (count), Parameter 192	position reset FREIGEGEB, Parameter 190
Freier Fall, Belastungsprüfungen 322	ZERO pulse FREIGEGEB, Parameter 190
Freigabe-Quellenauswahl, Parameter 136	Inbetriebnahme
Frequenz 120	Assistent
Fehler bei, Speicherparameter	Daten, Parametergruppe
Max. Grenzwert, Parameter	Bedienpanel
Motor, Auflösung	geführtes, Komfort-Bedienpanel 45
Motor, Spezifikation	Information, Parametergruppe 163
Schalten, Parameter	Informationen im Internet
Funktionstasten (Komfort-Bedienpanel) 52	Inkompatible Software, Fehlercode 274

Installation	Kabelschuhe
Ablaufplan15	für R6 Leistungskabel
Kabelanschlüsse - Übersicht 24	Klemmen, Schraub
Kompatibilität	Ring, Crimpverbinder
Montage des Frequenzumrichters 23	Kategorie (IEC/EN 61800-3 Definition)
Platz 20	Č2
Prüfliste 37	C3
Umgebungsbedingungen 20	Klemmen
Vorbereitung	Montageposition, R1R4 26
Vorgehensweise	Position in Zeichnung, R5/R6
Werkzeug	Steuer-, Spezifikationen
Integrationszeit (PID), Parameter 180	Steuerkabel, Beschreibung
Integrationszeit, Parameter	Knickpunkt Frequenz, Fehler Parameter 157
Integrierter Feldbus	
s. EFB, Antriebsparam.	Komfort-Bedienpanel
siehe EFB	Siehe Bedienpanel (Assistent)
	Kommunikation
interner Sollwert (PID), Parameter	s. EFB, Antriebsparam.
Internet, Informationen im	siehe EFB (Integrierter Feldbus)
IR-Kompensation	Siehe FBA (Feldbusadapter)
Frequenz, Parameter	Siehe FBA, Antrieb PARAMETER
Parameter	Kondensator
Spannung, Parameter	Austausch
Isolationsprüfung	Nachformieren
Istw. max. (PID), Parameter	Konstantdrehzahl
Istw. min. (PID), Parameter	siehe Drehzahl, konstant
· /·	Konstruktionscode
Istwert Auswahl (PID), Parameter	Kontamination
	Transportgrenzwert
1	Umgebungsgrenzwert
Istwerte	
Mapping, FBA, Standard- (Generic-) Profil. 268	Kontrast, Bedienpanel (Komfort)
Skalierung, EFB Komm	kritische Drehzahlen (vermeiden)
Skalierung, FBA, ABB-Drives-Profil 266	Parametergruppe
Skalierung, FBA, Standard- (Generic-) Profil 268	auswahl, Parameter
Skalierung, FBA-Komm	hoch, Parameter
Istwerteingang (PID), Parameter	unten, Parameter
Istwertsignale, Parametergruppe	Kühlung
IT-System	Luftstrom
Anschlüsse	Meldung Lüfter-Wartung
Warnung zu Filtern 6, 308	Platzbedarf
Warnung zu Schrauben an F1, F2 27	Verlustleistung
Warnung zu Schrauben EM1, EM3 26	Kurzschluss, Fehlercode 271
Training La Contadoon Emily Line 1.1.1.1. 20	kWh
K	Zähler, Datenparameter
Kabel-Anforderungen	Ī
Erdung	Last Aughuston
Motor	Last-Analysator
Netzanschluss	Parametergruppe
Steuerung	Amplitudenspeicher 1, Verteilung 196
Kabelanschlüsse	Amplitudenspeicher 2, Verteilung 196
Anforderungen, allgemein	Amplituden-Speichersignal 2, Parameter 195
Fehler, Parameter	Basiswert für Amplituden-Speichersignal 2,
Installation 31	Parameter
Installationsschritte, IP21/Kabel 31	Speicher-Rücksetzdatum
Installationsschritte, IP21/Schutzrohr 33	Speicherrücksetzung, Parameter 195
Installationsschritte, IP54/Kabel 34	Speicher-Rücksetzzeit
Installationsschritte, IP54/Schutzrohr 36	Spitzenwertspeicher, erfasster Spitzenwert. 196
Steuerung	Spitzenwertspeicher, Frequenz bei Spitzenwert
Übersicht	196
Kabelanschluss-Satz	Spitzenwertspeicher, Spannung bei Spitzenwert

Spitzenwertspeicher, Spitzenwertdatum 196	Minimum
	Drehmomentgrenze, Parameter 143
Spitzenwertspeicher, Spitzenwertzeit 196	Frequenz, Parameter
Spitzenwertspeicher, Strom bei Spitzenwert 196	Momentauswahl, Parameter 142
Spitzenwert-Speicherfilterzeit, Parameter 195	Modbus
Spitzenwert-Speichersignal, Parameter 195	EFB Coils
Last-Frequenz, siehe Benutzerlastkurve	EFB Diskrete Eingänge
Lastkurve, siehe Benutzerlastkurve	EFB Eingangsregister
Lastmoment, siehe Benutzerlastkurve	EFB Halteregister
LED	EFB Technische Daten
am Frequenzumrichtergehäuse 26, 269, 270	EFB unterstützte Merkmale 224
auf Komfort-Bedienpanel 52, 269, 270	EFB-Adressen, Konvention 225
Leistung	EFB-Mapping-Details
Datenparameter	EFB-Mapping-Zusammenfassung 225
Verbrauch (MWh) Wartungs-Trigger 154	Montage
	Abmessungen
Leistungsminderung	Flansch
einphasige Spannungsversorgung 292	Schablone
Einstellbeispiel	Motor
Höhe	Anforderungen
Schaltfrequenz	Blockiert, Fehlercode
Temperatur	Knickpunktfrequenz der Lastkurve 157
Leitergebundene Abstrahlgrenzwerte	Kompatibilität
EN 61800-3 308	Lastkurve max., Fehler-Parameter 157
LOC (Lokalsteuerung)	Lastkurve Stillstandslast
Anzeige auf dem Basis-Bedienpanel 74	Motor ID-Lauf, Parameter
Anzeige auf Komfort-Bedienpanel 53	Nenndrehzahl, Parameter
Lokalsteuer-Modus Schloss, Parameter 138	Nennfrequenz, Parameter
LP-Version, Parameter	Nennleistung, Parameter
Lüfter-Wartung	Nennspannung, Parameter
	Nennstrom, Parameter
M	Phase, Fehlercode
Magnetisierung, Identifizierung	Prüfen der Isolation
Makro 2 Drobt	therm. Schutzfunktion
Makro 3-Draht	Wartungsmeldungen 154
Malua Dualanialatus asausala lau	
Makro Drehrichtungsumkehr	
Makro Motorpotentiometer 87	Motor, auxiliary
Makro Motorpotentiometer 87 Makros	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter 210 aux. START Verzögerung (PFC), Parameter 201
Makro Motorpotentiometer	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer 87 Makros 3-Draht 85 ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84 Benutzer-Parametersätze 94 Drehmomentregelung 91 Drehrichtungsumkehr 86	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer 87 Makros 3-Draht 85 ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84 Benutzer-Parametersätze 94 Drehmomentregelung 91 Drehrichtungsumkehr 86 Hand-Auto 88	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer 87 Makros 3-Draht 85 ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84 Benutzer-Parametersätze 94 Drehmomentregelung 91 Drehrichtungsumkehr 86 Hand-Auto 88 Motorpotentiometer 87	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer87Makros3-Draht85ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84Benutzer-Parametersätze94Drehmomentregelung91Drehrichtungsumkehr86Hand-Auto88Motorpotentiometer87PFC90	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer87Makros3-Draht85ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84Benutzer-Parametersätze94Drehmomentregelung91Drehrichtungsumkehr86Hand-Auto88Motorpotentiometer87PFC90PID-Regelung89	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer87Makros3-Draht85ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84Benutzer-Parametersätze94Drehmomentregelung91Drehrichtungsumkehr86Hand-Auto88Motorpotentiometer87PFC90PID-Regelung89Parameter nicht geändert83	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer 87 Makros 3-Draht 85 ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84 84 Benutzer-Parametersätze 94 Drehmomentregelung 91 Drehrichtungsumkehr 86 Hand-Auto 88 Motorpotentiometer 87 PFC 90 PID-Regelung 89 Parameter nicht geändert 83 Parameter-Standardwerte 95	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer87Makros3-Draht85ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84Benutzer-Parametersätze94Drehmomentregelung91Drehrichtungsumkehr86Hand-Auto88Motorpotentiometer87PFC90PID-Regelung89Parameter nicht geändert83Parameter-Standardwerte95	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer87Makros3-Draht85ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84Benutzer-Parametersätze94Drehmomentregelung91Drehrichtungsumkehr86Hand-Auto88Motorpotentiometer87PFC90PID-Regelung89Parameter nicht geändert83Parameter-Standardwerte95MappingEFB Modbus225	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer87Makros3-Draht85ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84Benutzer-Parametersätze94Drehmomentregelung91Drehrichtungsumkehr86Hand-Auto88Motorpotentiometer87PFC90PID-Regelung89Parameter nicht geändert83Parameter-Standardwerte95MappingEFB Modbus225Istwert, FBA, Standard- (Generic-) Profil268	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer 87 Makros 3-Draht 85 ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84 84 Benutzer-Parametersätze 94 Drehmomentregelung 91 Drehrichtungsumkehr 86 Hand-Auto 88 Motorpotentiometer 87 PFC 90 PID-Regelung 89 Parameter nicht geändert 83 Parameter-Standardwerte 95 Mapping EFB Modbus 225 Istwert, FBA, Standard- (Generic-) Profil 268 Material 322	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer 87 Makros 3-Draht 85 ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84 84 Benutzer-Parametersätze 94 Drehmomentregelung 91 Drehrichtungsumkehr 86 Hand-Auto 88 Motorpotentiometer 87 PFC 90 PID-Regelung 89 Parameter nicht geändert 83 Parameter-Standardwerte 95 Mapping EFB Modbus 225 Istwert, FBA, Standard- (Generic-) Profil 268 Material 322 Maximum 322	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer87Makros3-Draht85ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84Benutzer-Parametersätze94Drehmomentregelung91Drehrichtungsumkehr86Hand-Auto88Motorpotentiometer87PFC90PID-Regelung89Parameter nicht geändert83Parameter-Standardwerte95MappingEFB Modbus225Istwert, FBA, Standard- (Generic-) Profil268Material322MaximumDrehmomentgrenze, Parameter143	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer87Makros3-Draht85ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84Benutzer-Parametersätze94Drehmomentregelung91Drehrichtungsumkehr86Hand-Auto88Motorpotentiometer87PFC90PID-Regelung89Parameter nicht geändert83Parameter-Standardwerte95MappingEFB Modbus225Istwert, FBA, Standard- (Generic-) Profil268Material322MaximumDrehmomentgrenze, Parameter143Frequenz, Parameter142	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer87Makros3-Draht85ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 8484Benutzer-Parametersätze94Drehmomentregelung91Drehrichtungsumkehr86Hand-Auto88Motorpotentiometer87PFC90PID-Regelung89Parameter nicht geändert83Parameter-Standardwerte95MappingEFB Modbus225Istwert, FBA, Standard- (Generic-) Profil268Material322MaximumDrehmomentgrenze, Parameter143Frequenz, Parameter142Momentauswahl, Parameter142	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer 87 Makros 3-Draht 85 ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84 84 Benutzer-Parametersätze 94 Drehmomentregelung 91 Drehrichtungsumkehr 86 Hand-Auto 88 Motorpotentiometer 87 PFC 90 PID-Regelung 89 Parameter nicht geändert 83 Parameter-Standardwerte 95 Mapping EFB Modbus 225 Istwert, FBA, Standard- (Generic-) Profil 268 Material 322 Maximum Drehmomentgrenze, Parameter 143 Frequenz, Parameter 142 Momentauswahl, Parameter 142 mechanisch	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer87Makros3-Draht85ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 8484Benutzer-Parametersätze94Drehmomentregelung91Drehrichtungsumkehr86Hand-Auto88Motorpotentiometer87PFC90PID-Regelung89Parameter nicht geändert83Parameter-Standardwerte95MappingEFB Modbus225Istwert, FBA, Standard- (Generic-) Profil268Material322MaximumDrehmomentgrenze, Parameter143Frequenz, Parameter142Momentauswahl, Parameter142mechanischUmdrehungen, Datenparameter116	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter
Makro Motorpotentiometer 87 Makros 3-Draht 85 ABB Standard (Standardeinstellung ab Werk) 84 84 Benutzer-Parametersätze 94 Drehmomentregelung 91 Drehrichtungsumkehr 86 Hand-Auto 88 Motorpotentiometer 87 PFC 90 PID-Regelung 89 Parameter nicht geändert 83 Parameter-Standardwerte 95 Mapping EFB Modbus 225 Istwert, FBA, Standard- (Generic-) Profil 268 Material 322 Maximum Drehmomentgrenze, Parameter 143 Frequenz, Parameter 142 Momentauswahl, Parameter 142 mechanisch	Motor, auxiliary auto wechsel, Parameter

Motortemperatur		Р
messen, Parametergruppe	167	Parameter
Alarmgrenze, Parameter	169	Analogausgang Skalierung, Fehlercode 275
Datenparameter	116	ändern Schloss
Fehlergrenze, Parameter	170	Änderungen speichern
Sensorauswahl, Parameter	169	Anzeige, Parameter
Sensortyp, Parameter	109	Beschreibungen
therm. Schutzfunktion		Ext. Relaisausgang, Fehlercode 275
Thermische Belastung, Datenparameter Thermische Zeit, Fehler-Parameter	117	Feldbus, Fehlercode 275
Übertemperatur, Fehlercode		Hz Upm, Fehlercode 275
Übertemperaturschutz, Fehler Parameter	156	Liste (Bereiche, Auflösungen,
MWh	100	Standardeinstellungen)
Leistungsaufnahme, Wartungs-Trigger	154	Mot 1 Daten (Leistungsregelung), Fehlercode
Zähler, Datenparameter		275
Zamer, Batemparameter	110	Mot 2 Daten (Leistungsregelung), Fehlercode.
N		275
	000	Nutzerlastkurve, Fehlercode 276
Nenndaten	289	PFC-EA, Fehlercode
Netz		PFC-Modus, Fehlercode
siehe Eingangsleistung		PFC-Sollw. neg., Fehlercode 275
Netzanschluss		Skalierung Analogeingang, Fehlercode 275 Tabellenversion, Parameter
Kabel-Anforderungen	296	
Netztrenner	293	Parameter wiederherstellen
Spezifikationen	293	Basis-Bedienpanel
Netzanschlüsse		Komfort-Bedienpanel 69
Drehmoment		Parameter-Modus
IT-System	298	Basis-Bedienpanel
Kabelschuhe für R6		·
Klemmengröße		parität (RS-232), Parameter
Netzphase, Fehlercode		Fehler (count), Parameter
Normen	324	PE-Erdungsanschluss
C22.2 No. 14	324	Drehmoment
CE-Kennzeichnung	325 326	Klemmengröße299
CSA-Kennzeichnung	320 335	PELV (Protective Extra Low Voltage)30
C-Tick-Kennzeichnung	321	PFC
IEC 60664-1	324	Wahl, Parameter Gruppe
IEC/EN 60204-1		auto wechsel, Parameter
IEC/EN 60529	324	aux. Motor Startverzögerung, Parameter 201
IEC/EN 61000-3-12	324	aux. Motor Stop Verzöger, Parameter 201
IEC/EN 61800-3		Beschleunigungszeit, Parameter 209
IEC/EN 61800-5-1	324	Freigeben, Parameter 209
UL 508C	324	Makro
UL-Kennzeichnung		number of aux. motoren, Parameter 201
Not-Aus/Not-Halt		number of motoren Parameter 209
Aus-Einrichtungen	296	sollw stufe, PARAMETER 199
Stopauswahl, Parameter	145	START Frequenz, PARAMETER 199
Verzögerungszeit, Parameter		Startverzögerung, Parameter 208
NPN	. 30	untere Frequenz, Parameter 200
Nullimpuls		Verzögerungszeit, Parameter 209
erkannt, Datenparameter		Pfeil (Komfort-Bedienpanel) 53
Freigeben, Parameter	190	
0		
Oberschwingungen	324	
offset (PID), parameter		
ok messages (count), Parameter		
OPEX Link, Fehlercode		
OPEX-Power, Fehlercode		
Optionen		
Parametergruppe	210	
Code		
	. •	

PID		R
Prozesssätze, Parametergruppen	178	Rampenpaar (Rampen), Parameter 147
external / trimming, Parametergruppe	187	Regelabweichung Inversion (PID), Parameter Umkeh
0% (Istwertsignal), Parameter	181	der Prozess-Regelabweichung 181
100% (Istwertsignal), Parameter		Regelungskarte
Abweichung, Datenparameter	115	Temperatur, Datenparameter 117
Aufwach-Abweichung, Parameter		Übertemperatur, Fehlercode
Aufwachverzögerung, Parameter	185	Übertemperatur, Fehler-Parameter
Ausgang, Datenparameter	115	regulator by-pass Wahl, Parameter 208
correction source, parameter	188	
Dezimalstelle (Istwertsignal), Parameter	181	Relais, Spezifikationen
Differenzierzeit, Parameter	181	Relaisausgang
Einheit (Istwertsignal), Parameter external source trimm aktivier, Parameter .	181 187	Parametergruppe
Fehler-Feedback Inversion, Parameter	181	Aus-Verzögerung, Parameter
Integrationszeit, Parameter		Einschalt-Verzögerung, Parameter
	182	Status, Datenparameter
Istwert max., Parameter		relative Luftfeuchte
Istwert min., Parameter		Transportgrenzwert
Istwertauswahl, Parameter	183	Umgebungsgrenzwert
Istwerteingang Auswahl, Parameter		
Istwertmultiplizierer, Parameter		REM (Fernsteuerung)
Kommwert 1, Datenparameter	117	Anzeige auf dem Basis-Bedienpanel 74
Kommwert 2, Datenparameter		Anzeige auf Komfort-Bedienpanel 53
offset, parameter	187	Resonanzen (vermeiden)
Parametersatzauswahl, Parameter	186	auswahl, Parameter
PID D-Filter, Parameter		Ring-Anschlüsse
Rückführsignal, Datenparameter	115	RS-232
Schlafauswahl, Parameter	184	baud rate, Parameter
Schlafpegel, Parameter		Parität, Parameter
Schlafverzögerung, Parameter		station id, parameter
Skalierung (0100%), Parameter	181	RS-232 counts
Sollwert, Datenparameter	115	format fehler, Parameter
Sollwertauswahl, Parameter	182	ok messages, Parameter
Sollwert-Maximum, Parameter		parität fehler, Parameter
Sollwert-Minimum, Parameter		puffer überl, Parameter
Sollwertquelle, EFB-Komm aktivieren	219	
Sollwertquelle, FBA-Komm., aktivieren		RS485 comm
Steuer-Makro		Rücksetzen, automatisch
trim scale, parameter		Parametergruppe
Trimmodus, Parameter	187	Analogeingang unter Min., Parameter 160
Verstärkung, Parameter		Anzahl der Wiedereinschaltversuche, Parameter 160
Vorgehensweise bei Einstellung	180	exter Fehler, Parameter
PID-Regler	470	Überstrom, Parameter
Basis-Set-up		Unterspannung, Parameter
erweitertes Set-up	179	Wartezeit, Parameter
Planung	040	Wiederholzeit, Parameter
EFB Komm		Triodomoizott, Faramotor
FBA-Komm		S
PNP	. 30	_
Produkt	044	Schablone, Montage
Anfragen		Schaltfrequenz
Schulung		Leistungsminderung
Profile, EFB Komm		Parameter
Proportionalverstärkung, Parameter		Wahl, Parameter
Prozess PID-Sätze, Parametergruppen	178	Schlafauswahl (PID), Parameter 184
Prozessvariablen, Datenparameter	116	Schloss
PT100 Temperatursensor	169	Bedienpanel-Zugriff, IP54
PTC Temperatursensor	169	Lokalsteuerung mit Bedienpanel
ouffer überl (count), Parameter		Parameter
Pumpenleistung		Schlupfkompensationsverhältnis, Parameter 153
siehe Energieeinsparung		
<u> </u>		

Schrauben EM1 und EM3	Sollwert-Maximum (PID), Parameter 183
in asymmetrisch geerdetem TN-System 28	Sollwert-Minimum (PID), Parameter 183
in IT-Systemen	Sollwert-Skalierung
in symmetrisch geerdetem TN-System 28	EFB, ABB-Drives-Profil 243
Platz	FBA, ABB-Drives-Profil
Schrauben F1 und F2	FBA, Standard- (Generic-) Profil 267
in asymmetrisch geerdetem TN-System 28	spannung
in IT-Systemen 28	Fehler bei, Speicherparameter
in IT-Systemen	Kenndaten-Code
Platz	Spannung/Frequenz-Verhältnis, Parameter 152
Warnung	Speicher
Schraubklemmen	siehe Last-Analysator
Schraubklemmen-Kabelschuhe 301	Spezifikationen Netz
Schulung	Netzanschluss
Schutz	Steueranschlüsse
Gehäuse-Standard	Spitzenwert-Speicherung
Netztrenner	siehe Last-Analysator
Stromkreisschutz w/ Chopper 313	Sprache, Parameter
therm Motorschutz	Standard- (Generic-) Profil, FBA
Umwelt	Istwert-Mapping
Schutzerde	Istwert-Skalierung
Erdschluss, Parameter	Sollwert-Skalierung
Schutzrohre	Technische Daten
Sensortyp, Parameter	Übersicht
SERIAL 1 ERROR, Fehlercode 273	Standard Modbus, Parametergruppe 192
seriell 1 Fehler (Fehlercode 28) 223	Standardwerte
Serielle Kommunikation	Liste für Makros
s. EFB, Antriebsparam.	Liste für Parameter97
siehe EFB (Integrierter Feldbus)	Start
Siehe FBA (Feldbusadapter)	Parametergruppe
Siehe FBA, Antrieb PARAMETER	Auswahl Freigabe-Quelle, Parameter 139
Seriennummer	aux. Motor Verzöger
Service	DC-Magnetisierungszeit, Parameter 144
Sicherheit	Drehmomenterhöhungsstrom, Parameter 145
Sicherungen	Frequenz (PFC), PARAMETER
208240 V Frequenzumrichter	Hilfsmotor (PFC), Parameter
380480 V Frequenzumrichter 295	Regelung, EFB Komm
500600 V Frequenzumrichter 295	Sperre, Parameter
Skalar:Frequenzmodus	Steuerung, FBA-Komm
Skalierung Istwert, FBA, ABB-Drives-Profil 266	Verzögerung (PFC), Parameter 208
Istwert, FBA, Standard- (Generic-) Profil 268	Verzögerung, Parameter
Istwerte, EFB Komm	Start/Stop
Sollwert, EFB, ABB-Drives-Profil 243	Parametergruppe
Sollwert, FBA, ABB-Drives-Profil 263	mit Basis-Bedienpanel
Sollwert, FBA, Standard- (Generic-) Profil . 267	mit Komfort-Bedienpanel
S-Kurvenrampe, Parameter	Start/Stop/Drehr., Parametergruppe 121
Sollwert	Startmodus
Auswahl, Parametergruppe 123	Automatik
Auswahl Quelle, Parameter 124	automatische Drehmomenterhöhung 144 DC-Magnetisierung 144
Korrekturen für Parameterwerte 126	fliegender Start
Maximum, Parameter	Startreihenfolge-Zähler
Minimum, Parameter	station id (RS-232), parameter
Modus (Basis-Bedienpanel)	Status bei Fehler, Speicherparameter
Schritt (PFC), PARAMETER	
	Statusdiagramm komm (EFB)242
Sollwertauswahl (PID), Parameter	Komm, ABB Drives
Sollwertauswahl Tastatur, Parameter 123	1.0111111, 7.00 DIIVOO
Sollwert-Einstellung Basis-Bedienpanel	
Komfort-Bedienpanel	
Romore Dealemparior	

Statuswort	trim
ABB Frequenzumrichter, FBA, Beschreibung 260	Modus (PID), Parameter
EFB Komm, Definition	Skalar (PID), Parameter
FBA	, , , ,
	Typencode
Steuerkabel Anforderungen	siehe Typenschlüssel
Anschlüsse	Typenschlüssel17, 18
Steuerung	U
Anschluss-Spezifikationen	_
Klemmen-Spezifikationen	U/f-Verhältnis, Parameter
Steuerort Datenparameter	Überdrehzahl, Fehlercode
über E/A-Schnittstelle 47	Überlastkurve
Steuerung der Drehrichtung, Parameter 123	siehe Benutzerlastkurve
Steuerwort	Überspannung
ABB Frequenzumrichter, FBA, Beschreibung 259	Regelfreigabe, Parameter
EFB, Beschreibung 233	Autom.Rücksetzen, Parameter 160
FBA	Fehlercode
	ÜBERTRAGGS FEHL (count), Parameter 192
Stop Parametergruppe	, ,
aux. Motor Verzöger	Parametergruppe
DC-Bremszeit, Parameter	Parameter unterer Grenzwert, Parameter 162
DC-Stromregelung, Parameter 145	Parameterauswahl, Parameter 162
DC-Stromsollw., Parameter 145	Uhr
Flussbremsung, Parameter	siehe Uhr- und Datumseinstellung (Komfort-
Funktion, Parameter	Bedienpanel))
Hilfsmotor (PFC), Parameter 200	Uhr-Einstellung (Komfort-Bedienpanel) 67
Not-Aus-Einrichtungen	UL/CSA-Kennzeichnungen
Stoß, Belastungsprüfungen	Umdrehungen, mechanische, Datenparameter . 116
Strom	Umdrehungszähler, Datenparameter
Datenparameter	Umgebungsbedingungen
Fehler bei, Speicherparameter	Umgebungstemperatur
Kenndaten-Code	Leistungsminderung
Max. Grenzwert, Parameter 141	Umgebungsgrenzwert
Messung, Fehlercode 273	Umrichter
symmetrisch geerdete Netze	Außenabmessungen
siehe asymmetrisch geerdetes TN-System	Daten Parameter 163
symmetrisch geerdetes TN-System 298	EFB Komm Installation
Systemsteuerung, Parametergruppe 136	FBA Modul-Installation
-	Gewicht
Т	ID, Fehlercode
Tastatur	Montage
Siehe Bedienpanel	Tomporatur Datapparameter 114
Temperaturbedingte Leistungsminderung 292	Unhakanntar Tyn Eahlaraada 274
Testdatum, Parameter	ungeerdetes Netz
Timer-Funktionen	siehe IT-System
Parametergruppe	untere Frequenz (PFC), Parameter 200
Booster, Parameter	unterl. kurve
Drehzahlregelung	siehe Benutzerlastkurve
Freigeben, Parameter	Unterspannung
Quelle, Parameter	Autom.Rücksetzen, Parameter 160
Startzeit, Parameter	Regelfreigabe, Parameter 141
Stopzeit, Parameter	V
Timer-Modus, Parameter	
TN-S-System	VOICOT:
Trennung, zwischen AC-Spannungsquelle und	Drehzahlmodus
Frequenzumrichter	
	Verlustleistung
	verriegelungen, Parameter 204

Version	
Bedienpanel-Software	163 163 163
Verstärkung (PID), Parameter	180
Verzögerung Parametergruppe	147 148 209
Nothalt Zeit, ParameterRampenauswahl, ParameterRampenform, Parameter	148 147 147
Rampenzeit (PFC), Parameter Zeit, Parameter	209 147
Vibration, Belastungsprüfungen	322
W	
Warnung	
automatischer Start. ELV (Extra Low Voltage) EM1, EM3, F1 und F2 Schrauben Filter in einpunktgeerdetem TN-System Filter in IT-Systemen. gefährliche Spannungen keine vor-Ort-Reparatur Liste Netztrenner parallele Steueranschlüsse. qualifizierter Elektriker. Wartung Bedienpanel Hauptlüfter interner Gehäuse-Lüfter Intervalle Kondensatoren Kühlkörper Start, Parametergruppe Werkzeug	30 . 6 . 6 . 6 . 7 . 5 . 7
Winkel mechanischer, Datenparameter	116
Wirkungsgrad	315
XYZ	
Zweite Umgebung	
(C3), Motorkabellänge	303 328 327 120

Ergänzende Informationen

Anfragen zum Produkt und zum Service

Wenden Sie sich mit Anfragen zum Produkt unter Angabe des Typenschlüssels und der Seriennummer des Geräts an Ihre ABB-Vertretung. Eine Liste der ABB Verkaufs-, Support- und Service-Adressen finden Sie im Internet unter www.abb.com/searchchannels.

Produktschulung

Informationen zu den Produktschulungen von ABB finden Sie im Internet unter <u>www.abb.com/drives</u> und der Auswahl *Trainingskurse*.

Feedback zu ABB Handbüchern

Über Kommentare und Hinweise zu unseren Handbüchern freuen wir uns. Auf der Internetseite www.abb.com/drives unter dem Link *Document Library* – Manuals feedback form (LV AC drives) finden Sie ein Formblatt für Mitteilungen.

Dokumente-Bibliothek im Internet

Im Internet finden Sie Handbücher und andere Produkt-Dokumentation im PDF-Format. Gehen Sie auf die Internetseite www.abb.com/drives und wählen Sie *Document Library*. Sie können die Bibliothek durchsuchen oder einen Suchbegriff direkt eingeben, zum Beispiel einen Dokumentencode in das Suchfeld eintragen.

Kontakt

www.abb.com/drives www.abb.com/drivespartners

3AFE64783653 Rev H / DE GÜLTIG AB: 04.07.2014

ERSETZT: 3AFE64783653 Rev G 07.07.2009

