

EG-Baumusterprüfbescheinigung EC type-examination certificate

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten beschriebene Produkt der Firma
This certifies that the product mentioned below from company

ABB Electrification Sweden AB
Motorgränd 20
721 61 Västerås
Sweden

die Anforderung des Anhangs 1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG als eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung erfüllt.
meets the requirements of Annex 1 of the Directive 2006/42/EC as a basis for the EC declaration of conformity.

Geprüft nach: **EN ISO 13849-1:2015**
Tested in accordance with: **EN 62061:2005 + Cor.:2010 + A1:2013 + A2:2015**
IEC 61508:2010
EN 60204-1:2018

Beschreibung des Produktes: **Schaltgerät für BWS4 und Not-Halt Funktionen**
(Details s. Anlage 1) *Safety device for BWS4 and emergency stop functions*
Description of product:
(Details see Annex 1)

Typenbezeichnung: **Typ RT6**
Type Designation: **Type RT6**

Bemerkung: **Siehe Anlage 1**
Remark: **Siehe Anlage 1**

Registrier-Nr. / Registered No. 44 205 16135501
Prüfbericht Nr. / Test Report No. 3530 7251
Aktenzeichen / File reference 8003037708

Gültigkeit / Validity
von / from 2021-12-16
bis / until 2026-12-15



Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH
Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH
benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044

Essen, 2021-12-16

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung / to EC type-examination certificate
Registrier-Nr. / Registered No. 44 205 16135501

Produktbeschreibung: <i>Product description:</i>	Die Funktion des Sicherheitsrelais RT6 besteht im anwendungsspezifischem sicherheitsgerichteten Öffnen oder Schließen der Relaiskontakte bei Anforderung an die Sicherheitsfunktion. <i>The function of the safety relay RT6 consists in the application-specific safety related opening or closing of relay contacts by demand at the safety function.</i>
Typbezeichnung: <i>Type designation:</i>	Typ RT6 <i>Type RT6</i>
Technische Daten: <i>Technical data:</i>	Spannungsversorgung: 24 V DC +15 / -20 % <i>Power supply:</i> 24 / 48 / 115 / 230 V AC +15 / -10 %, 50 ... 60 Hz Leistungsaufnahme: 2.3 W <i>Power consumption:</i> 5.3 VA Reaktionszeit: < 20 ms <i>Response time:</i> Max. Schaltvermögen: AC: 6 A / 250 V / 1500 VA <i>Max. switching capacity:</i> DC: 6 A / 24 V / 150 W Schutzart: IP 20 <i>Degree of Protection:</i> Umgebungstemperatur: -10° C ... +55° C <i>Ambient temperature:</i> Max. Sicherheitsniveau: EN ISO 13849-1:2015 Category 4, PL e <i>Max. Safety Level:</i> EN 62061:2005 + Cor.: 20210 + A1:2013 + A2:2015, SILCL 3 IEC 61508:2010 SIL 3 EN 60204-1:2018 Stop category 0



Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH
Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH
benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044

Essen, 2021-12-16

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung / to EC type-examination certificate
Registrier-Nr. / Registered No. 44 205 16135501

Sicherheitskennwert:
Safety related data:

EN ISO 13849-1	
Category	4
Performance Level	e
EN 62061	
SIL _{CL}	3
PFH	$9,55 \times 10^{-9}$ 1/h
IEC 61508	
SIL	3
PFH	$9,55 \times 10^{-9}$ 1/h
EN 60204-1	
Stop category	0

Hinweise zur sicheren
Verwendung:
Note for safe use:

1. Für eine vollständige Beurteilung einer Sicherheitsfunktion müssen alle Anforderungen gemäß IEC 61508, EN 62061 und EN ISO 13849-1 auf die vollständige Sicherheitsfunktion, in der das Schaltgerät eingesetzt wird, angewendet werden.
For a complete functional safety assessment of a safety function, all requirements of IEC 61508, EN 62061 and EN ISO 13849-1 have to be applied to the complete safety function in which the safety device is used.
2. Die Gültigkeit der Beurteilung ist nur für die im Bericht 35307251 spezifizierte Version gegeben.
The validity of the assessment is only given for the version as specified in technical report no. 35307251.
3. Allein im Produktdatenblatt des Herstellers angegebene Sicherheitshinweisen ist zum Erreichen des angegebenen Sicherheitsintegritätslevels und Performance Levels Folge zu leisten.
All safety advices given in manual must be followed to achieve the specified integrity and performance level.



Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH
Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH
benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044

Essen, 2021-12-16