

BLACKBURN^{MD} - EZGROUND^{MD}

Mise à la terre et continuité de masse



01 Dimensions
Structure : 24 po l x 54 po h x 24 po p
En-tête : 24 po l x 7 po h



1. Solutions novatrices de mise à la terre
2. Solutions novatrices de continuité de masse

Présentoir planogramme



Côté A – Compression

Référez-vous au document
Quick-Pop brochure Model,
ELIP Merchandising pour les
accessoires et étagères du présentoir.



N° de cat.	Description	Qté emb.	Qté comm.
A1 54105	Cosse à un trou, douille std. ¼ po, Cu, 6 AWG, #6 soudé, 61/24	50	50
A2 54140	Cosse à un trou, douille std. ¼ po, Cu, 4 AWG, 91/24	50	50
A3 54811BE	Cosse allongée deux trous ½ po, Cu, Flex 3 AWG, 125/24	10	30
A4 256-30695-593	Cosse allongée deux trous ½ po, Cu, 1/0 AWG, Flex 1 AWG, 225/24	5	20
A5 54862BE	Cosse allongée deux trous ½ po, Cu, 2/0 AWG, Flex 1/0 AWG, 275/24	10	20
A6 54866BE	Cosse allongée deux trous ½ po Cu, 4/0 AWG, Flex 3/0 AWG, 450/24	10	20
A7 CTP22	Dérivation « C », Cu, en pleine terre Principal 6-2 AWG; dérivation 6-2 AWG	25	50
A8 CTP202	Dérivation « C », Cu, en pleine terre Principal 1-2/0 AWG; dér. 6-2 AWG	25	50
A9 CTP2020	Dérivation « C », Cu, en pleine terre Principal 1-2/0 AWG; dér. 1-2/0 AWG	25	50
A10 CTP25020	Dérivation « C », Cu, en pleine terre Principal 3/0-250 kcmil; dér. 6-2/0 AWG	25	20
A11 CTP250250	Dérivation « C », Cu, en pleine terre Princ. 3/0-250 kcmil; dér. 3/0-250 kcmil	25	20
A12 54895	Fig. 6, Cu, tiges ⅝-¾ po Princ. 250-500 kcmil; dér. 3/0 tor.-250 kcmil	25	50
A13 54890	Fig. 6, Cu, tiges ⅝-¾ po Princ. 250-500 kcmil; dér. 1/0-2/0 AWG	25	50
A14 54860	Fig. 6, Cu, tiges ½-⅝ po Princ. 1/0-250 kcmil; dér. 1/0 tor.-2/0 AWG	25	25
A15 GR34-202	Fig. 8, Cu, en pleine terre, Tige ¼ po avec 2-2/0 AWG	25	25
A16 54875LR34	Fig. 6 à 8, Cu, en pleine terre, 2 AWG-250 kcmil, tige ¼ po	25	25
A17 54875L	Fig. 6 à 8, Cu tiges ½-⅝ po Princ. 2-250 kcmil; dér. 2-250 kcmil	25	25
A18 54895L	Fig. 6 à 8, Cu tiges ⅝-¾ po, Princ. 250-500 kcmil; dér. 2-250 kcmil, 3-4 barres	25	25
A19 GR34-40250	Figure 6 à 8, Cu, tige ¼ po avec ⅝-250 kcmil	25	25



Côté B – Mécaniques

N° de cat.	Description	Qté emb.	Qté comm.
B1 ADR6	Cosse à un trou ¼ po, Cu/Al, 14-6 AWG	50	200
B2 ADR21	Cosse à un trou ¼ po, Cu/Al, 14-2/0 AWG	25	50
B3 SP4SL	Goujon long, Cu, 8-1 AWG	100	200
B4 SP6SS	Goujon court, Cu, 2-2/0 AWG	25	150
B5 SP6SL	Goujon long, Cu, 2-2/0 AWG	25	150
B6 SP6DS	Goujon court deux conducteurs, Cu, 2-2/0 AWG	25	150
B7 JAB58H	Pince pour tige de terre, ⅝ po, 8-1/0 AWG	50	50
B8 JAB34C	Pince pour tige de terre, ¾-⅝ po, 8-3/0 AWG	20	100
B9 CI3106	Pince M.À.L.T., alliage de zinc, tuyau 1/2 à 1, 10-2 AWG	25	50
B10 CI3108	Pince M.À.L.T., acier étamé, tuyau 1/2 à 1, 10-2 AWG	25	50
B11 CI3110-U	Pince M.À.L.T., laiton, tuyau 1/2 à 1, 10-2 AWG, tige ⅝-1 po	25	50
B12 GTC13	Bride M.À.L.T., alliage de cuivre, Cu, 4-2/0 AWG	25	50
B13 GTC23	Bride M.À.L.T., alliage de cuivre avec support Cu, 4-2/0 AWG	25	50
B14 GTC14	Bride M.À.L.T., alliage de cuivre, Cu, 2/0 AWG-250 kcmil	25	25
B15 GTC24	Bride M.À.L.T., alliage de cuivre avec support Cu, 2/0 AWG-250 kcmil	25	25
B16 CTG250	Bride M.À.L.T., 1 ou 2 conducteurs, Cu, 2 AWG-250 kcmil	25	50
B17 3902BU	Boulon en « U », bronze, tuyau ½-1 po, Cu, 4-4/0 AWG	5	25
B18 3903BU	Boulon en « U », bronze, tuyau 2½-2½ po, Cu, 4-4/0 AWG	5	20
B19 3904BU	Boulon en « U », bronze, tuyau ½-1 po, Cu, 4-4/0 AWG	5	15
B20 3905BU	Boulon en « U », bronze, tuyau 4-5 po, Cu, 4-4/0 AWG	5	10