

COLOR KEYED^{MD} – SHRINK-KON^{MD}

Combinaison cuivre/ compression et produits thermorétractables



—
01

—
01 Dimensions
Structure : 24 po l x 54 po h x 24 po p
En-tête : 24 po l x 7 po h



1. Solutions novatrices
2. Isolation et protection

Présentoir planogramme



A1	A2	A3	A4	A17	A18
A5	A6	A7	A8		
A9	A10	A11	A12	A19	A20
				A21	
A13	A14	A15	A16	A22	A23
				A24	A25
				A26	A27
				A28	A29
				A30	

Référez-vous au document
Quick-Pop brochure Model,
ELIP Merchandising pour les
accessoires et étagères du présentoir.



Côté A

N° de cat.	Description	Qté emb.	Qté comm.
A1	HS500-1000-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, 500 - 1000 kcmil	2	2
A2	HS40-400-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, 2/0 AWG - 350 kcmil	5	5
A3	HS4-30-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, #1 - 3/0 AWG	5	10
A4	HS6-1-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, #6 - #2 AWG	5	10
A5	HS12-6-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, #8 - #6 AWG	5	10
A6	HS16-12-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, #14 - #10 AWG	5	20
A7	CPO-A-750-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #4 - 3/0 AWG	25	25
A8	CPO-A-500-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #22 - #2 AWG	25	25
A9	CPO-A-375-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #16 - #6 AWG	25	25
A10	CPO-A-250-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #22 - #10 AWG	25	25
A11	CPO-A-187-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #22 - #14 AWG	25	25
A12	CPO-A-125-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #30 - #24 AWG	25	25
A13	CPO187-0-A Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #22 - #14 AWG	25	25
A14	CPO250-0-A Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #22 - #10 AWG	25	25
A15	CPO375-0-A Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #16 - #6 AWG	25	25
A16	CPO500-0-A Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #22 - #2 AWG	25	25
A17	WM-0-45 E-Z-CODE ^{md} Carnet de marqueurs de fils. Légende : 0 - 45	10	10
A18	WM-A-Z E-Z-CODE ^{md} Carnet de marqueurs de fils. Légende : A - Z	10	10
A19	AC3X5 Enveloppe isolante 5 x 3 po	10	50
A20	CPO375-C-6 Tubes*, 6 po. Paroi mince, Transparent, #12 - #6 AWG	20	100
	ou CPO500-C-6 Tubes*, 6 po. Paroi mince, Transparent, #6 - #1 AWG	10	50
A21	HS-KIT Trousse d'isolant à paroi mince. #14 AWG - 350 kcmil, 6 po, noir	1	5
	ou CHS-KIT Trousse d'isolant à paroi mince. #14 AWG - 350 kcmil, 6 po, 7 couleurs	1	5
A22	MSC250 Isolateur d'épissures pour câbles d'alimentation de moteur 350 - 500 kcmil	2	6
A23	MSC20 Isolateur d'épissures pour câbles d'alimentation de moteur 350 - 500 kcmil	4	8
A24	MSC2 Isolateur d'épissures pour câbles d'alimentation de moteur 350 - 500 kcmil	10	10
A25	MSC8 Isolateur d'épissures pour câbles d'alimentation de moteur 350 - 500 kcmil	10	20
A26	HSC700-1000 Embouts thermorétractables 250 - 500 kcmil	5	5
A27	HSC300-600 Embouts thermorétractables 2/0 AWG - 350 kcmil	5	10
A28	HSC30-250 Embouts thermorétractables #1 - 3/0 AWG	5	20
A29	HSC2-20 Embouts thermorétractables #6 - #2 AWG	10	20
A30	HSC8-4 Embouts thermorétractables #8 - #6 AWG	10	30



B1	B2	B3	B4	B5	B6
B7	B8	B9	B10	B11	B12
B13	B14	B15	B16	B17	B18
B19	B20	B21	B22	B23	B24
B25	B26	B27	B28	B29	B30

Côté B

N° de cat.	Description	Qté emb.	Qté comm.
B1	54130 Cosse std. à un trou ¼ po, Cu, 8 AWG, #8 soudée, 37/24	50	200
B2	54104 Cosse std. à un trou #10, Cu, 8 AWG, #8 soudée, 37/24	50	200
B3	54504 Épissure standard, Cu, 8 AWG, #8 soudée, 37/24	50	200
B4	54105 Cosse std. à un trou ¼ po, Cu, 6 AWG, #6 soudée, 61/24	50	200
B5	54205 Cosse std. à deux trous ¼ po, Cu, 6 AWG, #6 soudée, 61/24	50	200
B6	54505 Épissure bidirectionnelle, Cu, AWG, #6 soudée, 61/24	50	200
B7	54106 Cosse std. à un trou ¼ po, Cu, 4 AWG, 91/24	50	100
B8	54140 Cosse std. à un trou ¾ po, Cu, 4 AWG, 91/24	50	100
B9	54506 Épissure standard, Cu, 4 AWG, 91/24	50	100
B10	54107 Cosse std. à un trou ¼ po, Cu, 2 AWG, #4 Weld, 125/24	25	100
B11	54143-TB Cosse std. à un trou ¾ po, Cu, 2 AWG, #4 soudée, 125/24	25	100
B12	54507 Épissure standard, Cu, 2 AWG, #4 soudée, 125/24	25	100
B13	54108 Cosse std. à un trou ¼ po, Cu, 1 AWG, #2 soudée 175/24	20	60
B14	54148 Cosse std. à un trou ¾ po, Cu, 1 AWG, #2 soudée 175/24	20	60
B15	54508 Épissure standard, Cu, 1 AWG, #2 soudée, 175/24	20	60
B16	54109 Cosse std. à un trou ¾ po, Cu, 1/0 AWG, #1 soudée, 225/24	20	60
B17	54209 Cosse std. à deux trous ¾ po, Cu, 1/0 AWG, #1 soudée, 225/24	20	60
B18	54509 Épissure std., Cu, 1/0 AWG, #1 soudée, 225/24	20	60
B19	54110 Cosse std. à un trou ¾ po, Cu, 2/0 AWG, 1/0 soudée, 275/24	10	30
	Cosse std. à deux trous, ¾ po, Cu, 2/0 AWG, 1/0 soudée, 275/24	10	30
B20	54210 Épissure std., Cu, 2/0 AWG, 1/0 soudée, 275/24	10	30
B21	54510 Cosse std. à un trou ¾ po, Cu, 2/0 AWG, 2/0 soudée, 325/24	10	30
B22	54111 Cosse std. à deux trous ¾ po, Cu, 2/0 AWG, 2/0 soudée, 325/24	10	30
B23	54211 Épissure std., Cu, 2/0 AWG, 2/0 soudée, 325/24	10	30
B24	54511 Cosse std. à un trou ¾ po, Cu, 3/0-4/0 AWG, 3/0 soudée, 450/24	10	20
B25	54112 Cosse std. à deux trous ¾ po, Cu, 3/0-4/0 AWG, 3/0 soudée, 450/24	10	20
B26	54212 Épissure std., Cu, 3/0-4/0 AWG, 3/0 soudée, 450/24	10	20
B27	54512 Cosse std. à un trou ¾ po, Cu, 4/0, 250 kcmil	10	20
B28	54113 Cosse std. à deux trous ¾ po, Cu, 4/0, 250 kcmil	10	20
B29	54275 Épissure std., Cu, 3/0-4/0 AWG, 3/0 soudée, 450/24	10	20
B30	CP8-TB Kopr-Shield ^{mc} Contenant de 8 oz.	12	12