KATALOG 2022

Kabeldon Lågspänningsfördelningar

Säker och tillförlitlig eldistribution

NB: Modifisert svensk katalog med norske el-nummer

- Säker användning i offentliga miljöer
- Testad, verifierad och optimerad
- Konstruerad för flexibilitet och enkelhet

Innehållsförteckning

ÖVERSIKT
4–9

KABELDON IP-SYSTEM
11–33

KAPSLINGAR
35–53

FÖRDELNINGSCENTRALER
55–61

MÅTTSKISSER
63–71

TEKNISKA DATA
73–78

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ALFABETISK ORDNING
80–82
SEG-NUMMERORDNING
83-85

Kabeldon Lågspänningsfördelningar
Säker och tillförlitlig eldistribution

Kabeldon lågspänningsfördelningar från ABB är utformade för att ge säker, enkel och tillförlitlig eldistribution. Våra kunder innefattar kraftbolag, OEM-företag, panelbyggare och industriföretag.

Kabeldonlösningar är utformade för att ge utmärkt skydd i de allra mest krävande miljöer. Produkterna är utformade för utomhusmiljöer och tillverkas för att klara temperaturer under nollstrecket och är tillräckligt välventilerade för att sprida värmen under sommarmånaderna och eliminera kondens.

Eftersom dessa system normalt installeras i offentliga miljöer har både säkerhet och design varit en viktig faktor i produktutvecklingen. T.ex. klarar kapslingen hållberhetskraven mot slag och stötar enligt gällande standard SS-EN 61439-5. Systemet har utformats som en enhetlig lösning där hela installationen med skåp, skenor och brytare testas och verifieras som ett system.

Vad som finns inuti skåpet är lika viktigt som skåpet i sig. Distributionssystemet inuti är baserat på en smart, kompakt och modulbaserad design, vilket ger en flexibel och säker lösning för ett stort urval slutanvändningar. Utrymmet inuti skåpet kan optimeras med det flexibla skensystemet som möjliggör enklare installation i alla konfigurationer.

Hela systemet, inklusive skenor, anslutningsdon och elkopplare är IP2X-klassat. Säkerhet är en viktig faktor för oss, inte bara under systemets vanliga drift utan även under installation och underhåll. Våra produkter är utformade för att vara säkra.

Kabeldon lågspänningsfördelningar

Säker och tillförlitlig eldistribution

Säkerhet och skydd

Säker användning i offentliga miljöer

Systemets funktioner och konstruktion ger oöverträffad säkerhet och skydd. Den fullständiga IP2X-klassificeringen ger en säker lösning för installatören samt den omgivande miljön. Kabeldon distributionssystem för lågspänning är utformat för utomhusanvändning i offentliga miljöer, vilket är anledningen till att säkerheten är vår främsta prioritering.

Drift utan avbrott

Testad, verifierad och optimerad

Kabeldonsystemet ger en tillförlitlig lösning som säkerställer kontinuerlig drift under hela sin livslängd. Produkterna är utformade och optimerade för att arbeta tillsammans och är testade och verifierade som ett system. Detta skapar en lösning som verkligen är optimerad för sitt huvudsyfte: att ge ett säkert och tillförlitligt distributionssystem för lågspänning.

Lätt att installera

Konstruerad för flexibilitet och enkelhet

Kabeldon distributionssystem för lågspänning är utformat för enkel installation. Moduluppbyggnaden, de tydliga markeringarna och överskådligheten gör installationen snabb och flexibel. Möjligheterna för felaktiga installationer har minimerats, vilket i sin tur hjälper installatören att säkerställa systemets tillförlitlighet och säkerhet.

Kabeldon Lågspänningsfördelningar

Ett komplett system för säker och tillförlitlig distribution

Kabeldon tillhandahåller ett komplett distributionssystem för lågspänning som består av kapslingar, skensystem, elkopplare, anslutningsdon samt ett stort utbud av tillbehör.

Kabelskåp och kapslingar
Tomma skåp eller med monterat skensystem från 400 A upp till 1 600 A i olika storlekar och konfigurationer, till exempel:
- markmonterad
- golvmonterad
- väggmonterad
- stolpmonterad
- integrerat fundament
- separat fundament

Säkringslastfrånskiljare
Från 63 A upp till 400 A för skåpmontering och upp till 630 A för skensystem på vägg.

Skenor
Fasskenor från 400 A upp till 1 600 A för skåpmontering och upp till 2 500 A för ställverk, nätstationer eller väggmontering.

Elkopplare och effektbrytare
Adapterplattor för installation av ABB lastfrånskiljare, säkringslastfrånskiljare och effektbrytare på IP2X Kabeldon skensystem och installation i skåp. Dessa adapterplattor ger distributionssystemet stor flexibilitet.

Kontaktdon
Anslutningsdon, isolerade och oisolerade för Cu/Al-kablar upp till 400 mm^2.

Tillbehör
Vi har ett stort urval av tillbehör för att öka systemets flexibilitet, till exempel:
- Tillbehör för mätning
- Anslutningar mot skenor
- Montageplattor



Connect IT – Beredningsprogram

Gör din planerings-, dokumentations- och designprocess snabbare

Beredningsprogrammet Connect IT påskyndar ditt projekt och sparar värdefull tid när det gäller planerings-, dokumentations- och designprocesserna. Det är en kostnadsfri programvara som gör att du kan designa effektiva lösningar baserat på ABB Kabeldons utbud av brytare och kabelskåp.



Connect IT gör det enkelt att konstruera en elfördelning och få fram uppgifter om dess komponenter

- Kapslingar med tillbehör
- Elkopplare och anslutningar
- Skensystem

Connect IT genererar också underlag för beställning, planering och dokumentation

- Enlinjeschema där adresser, kabeldata och andra uppgifter kan skrivas in.
- Frontpanelskiss som kan användas som monteringsunderlag.
- Materialförteckning med E-nr på ingående material.

Connect IT erbjuder stora möjligheter att fritt skapa en önskad kombination av elkopplare och kapslingar. Arbetet utförs snabbt och enkelt med hjälp av bilder och text.

Connect IT kan kostnadsfritt laddas ner från: www.abb.com

Kabeldon Lågspänningsfördelningar
Uppfyllande av internationella standarder och direktiv

ABB Kabeldon distributionssystem för lågspänning är utformat och tillverkat för att följa och uppfylla internationella standarder och direktiv inom områden som säkerhet, kvalitet och miljöhantering.

Kvalitet, säkerhet och miljön
ABB Kabeldon-produkter uppfyller följande EU-direktiv:
- Lågspänningsdirektivet (LVD) nr 2014/35/EU

ABB har certifierade ledningssystem i enlighet med följande internationella standarder:
- ISO 9001 för kvalitetshantering
- ISO 14001 för miljöhantering
- OHSAS 18001 för hantering av medarbetarens hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
- ISO 150001 för energihantering

Kapslingar
Kabeldon kapslingar uppfyller följande standarder:
- SS-EN 61439: Elkopplare för lågspänning och styrutrustning
  - Del 1: Allmänna bestämmelser
  - Del 5: Anordningar för eldistribution i allmänna nät
- Provning för arktiskt klimat

Kabeldon CDC- och SDC-kapslingar är belagda för att skydda mot korrosion enligt:
- ISO 1461: Oorganiska beläggningar – Varmgalvaniserade beläggningar på bearbetade järn- och stålartiklar – Specifikationer och testmetoder (ISO 1461:1999)

Kabeldon KSIK-kapslingar är utformade för inomhusanvändning. De är tillverkade av stål, lackerade och är lämpliga för miljöer av klass C1 och C2 enligt:
- SS-EN ISO 12944: Färger och lacker – Korrosionsskydd för stålkonstruktioner genom lackering
  - Del 2: Klassificering av miljöförhållanden (ISO 12944-2:1998)

Skyddsklass
- SS-EN 60529: IP-klass
  IP 34D om inget annat anges under tekniska data

Elkopplare
Kabeldon uppfyller följande standarder och krav:
- SS-EN 60947: Elkopplare för lågspänning och styrutrustning:
  - Del 1: Allmänna bestämmelser
  - Del 3: Brytare, frånskiljare, lastfrånskiljare och säkringskombinationsenheter

Skyddsklass
- SS-EN 60529: IP-klass IP 2X

Anslutningsdon
Anslutningsdonen uppfyller följande standarder och krav:
- SS-EN 61238: Åtdragningsbara och mekaniska anslutningsdon för kraftkablar för märkspänningar upp till 30 kV (Um = 36 kV)
  - Del 1: Testmetoder och krav

Skyddsklass:
- SS-EN 60529: IP-klass
  Isolerade anslutningsdon IP 2X
  Oisolerade anslutningsdon IP 00

Skenor
Skyddsklass:
- SS-EN 60529: IP-klass
  Beröringsskyddade skenor IP 2X
  Ej beröringsskyddade skenor IP 00

Spänningstest
SLD-enheter har öppningar som är utformade för spänningstestare som uppfyller:
- SS-EN 61243-3: Spänningsprovare för arbete under spänning

Nominell spridningsfaktor
Kabeldon-kapslingar har ett RDF-värde enligt:
- SS-EN 61439: Elkopplare för lågspänning och styrutrustning

För elkopplare som monteras i ett kabelskåp eller direkt på vägg måste märkströmmen minskas där det finns parallella strömbanor.

Märkström för fas- och nollskenor.

Antal huvudkretsar	Nominell spridnings-faktor för kretsar
2 och 3	0,9
4 och 5	0,8
6–9	0,7
10 och över	0,6

Den angivna märkströmmen anger den högsta tillåtna strömmen i något avsnitt av skenan.

Åtdragningsmoment
Åtdragningsmomentet beror på ledarens tvärsnitt. Se ”tekniska data" för rätt moment för ledaren och skenan för en tillförlitlig anslutning.

Anslutning av kablar
Den angivna anslutningsbara ledararean syftar på anslutning med en fåtrådig eller solid Al/Cu-ledare. Via anslutning av en flexibel ledare, minska den maximala arean med ett areasteg.

Anslutningsarean för parallella ledare avgörs genom att dividera den maximala arean med antalet parallella ledare och minska med ett areasteg t.ex.: Maximal kabelanslutning 300 mm², 300/2 --> 150 mm² och gå ner ett steg --> 120 mm².

Kabeldon IP-system
Innehållsförteckning

Kabeldon IP-system
12 Översikt

Beställningsinformation
14 Säkringslastfrånskiljare SLD
16 Tillbehör för SLD & FD 3300

15 Frånskiljare FD 3300
16 Tillbehör för SLD & FD 3300

18 Säkringslastfrånskiljare SLDL
19 Tillbehör för SLDL

21 Brytare SEKOD, SLOC, LBOD

22 Adapterplattor APXT, KLAP, A-S/T
24 Tillbehör för brytare

25 Anslutningsdon AD
26 Tillbehör för AD

27 Skenor KSFS, KSNS
28 Tillbehör för skensystem

29 Skenstöd KSST, MSB & KLKB

30 Skensystem för nätstationer och ställverk KSFS, KSNS
31 Tillbehör för KSFS & KSNS

31 Allmänna tillbehör

32 Tillbehör för elmätning

Kabeldon IP-system

Skenor, elkopplare och anslutningsdon för säker och tillförlitlig distribution

Kabeldon IP-system består av ett unikt beröringsskyddat skensystem tillsammans med ett brett sortiment elkopplare och anslutningar för optimal prestanda.



Säkerhet och skydd

Testade och verifierade för säkerhet

Kabeldon IP-system är ett fullt IP 2X-system. Lösningen har testats och verifierats som ett komplett system, inklusive skenor, anslutningar, elkopplare och kapslingar. Byte av säkringar är enkelt och säkert tack vare en lösning med avtagbart lock. Allt detta säkerställer en hög grad av säkerhet under installation, underhåll och drift.

Lätt att installera

Modularitet innebär enkelhet

Kabeldon IP-systems intuitiva och användarvänliga konstruktion säkerställer tillförlitlig och säker installation. Den modulära lösningen ger stor flexibilitet när det gäller att placera enheter på skenorna samt för nya behov eller expansion av installationen.

Sparar plats

Smart och kompakt utformning

Kabeldon IP-system är kompakt och modulärt, vilket minskar utrymmesbehoven för installationen till ett minimum. Elkopplare, anslutningsdon och skenor är utformade som ett enhetligt system som därigenom gör det möjligt att skapa en kompakt lösning. Ett stort urval av anslutningsdon och elkopplare hjälper till att optimera lösningen för en specifik installation.

1519
BC2357
Kabeldon
Kabeldon
Kabeldon

—Beställningsinformation
Säkringslastfrånskiljare SLD / SLE

SLD 000

SLD 00

SLE 1

SLE 2

SLD-FHD 000

SLD-FHD 00

Säkringslastfrånskiljare SLD / SLE

SLD-säkringslastfrånskiljare passar i samtliga Kabeldon kapslingar.

3-polig säkringslastfrånskiljare

Beteckning	E-nummer	Artikel-nummer	NH-säkring	Märkström			Bredd	Ledararea	Vikt
				400 V	690 V	1000 V	M=12,5 mm	mm²	kg/st
SLD 000	1145540	2CGX063050106	000	100 A	80 A	-	3	2,5 - 95	1,7
SLD 00	1145542	2CGX063050107	00	160 A	160 A	-	4	2,5 - 95	1,8
SLE 1	1100394	2CGD000840A1000	1	250 A	250 A	-	10	50 - 300	3,2
SLE 2	1100395	2CGD000850A1000	2	400 A	400 A	-	12	50 - 300	3,7

1-polig säkringslastfrånskiljare

Beteckning	E-nummer	Artikel-nummer	NH-säkring	Märkström			Bredd	Ledararea	Vikt
				230 V	400 V	690 V	M=12,5 mm	mm²	kg/st
SLD-FHD 000	1145526	2CGX063050116	000	100 A	-	-	3	2,5 - 95	1,8
SLD-FHD 00	1145527	2CGX063050117	00	160 A	-	-	4	2,5 - 95	1,9

Beställningsinformation
Frånskiljare FD 3300

FD 3300

Frånskiljare

Frånskiljaren FD 3300 är avsett för 1-polig brytning. Mekanisk elkopplare som öppnar och sluter strömbanan mellan parallella kablar eller skensystem och kabel.

Beteckning	E-nummer	Artikel-nummer	NH-säkring dimension	Märkström			Bredd	Ledararea	Vikt
				400 V	690 V	1000 V	M=12,5 mm	mm²	kg/st
FD 3300	1145525	2CGX063030032	Kopplingskniv	400 A	-	-	7	50 - 300	2,6





Med hjälp av kopplingsknivarna mellan intilliggande frånskiljare är det möjligt att göra skensystemet spänningslöst utan att bryta den genomgående matarkabelströmmen.

Beställningsinformation

Tillbehör för säkringslastfrånskiljare SLD och frånskiljare FD 3300

JDDA 000

JDDA 00

JDDA 1

JDDA 2

Jordningsdon

Används för jordning av kablar.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt kg/st
JDDA 000	SLD 000	1147222	2CGX063190375	6,1 kA /s	2,2
JDDA 00	SLD 00	1147223	2CGX063190376	6,1 kA /s	2,3
JDDA 1	SLD 1	1147227	2CGX063190402	16,2 kA /s	2,4
JDDA 2	SLD 2	1147228	2CGX063190401	16,2 kA /s	2,5
JDDE 1	SLE 1	1100396	2CGD001090A1000	13,0 kA /s	2,4
JDDE 2	SLE 2	1100397	2CGD001091A1000	16,2 kA /s	2,5

FHH

FHHD-A 000

Handtag

Löstagbart handtag och adapter för säkringslastfrånskiljare SLD. Med FHHD-A-lösningen minskas djupet med 35 mm.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt kg/st
FHH	SLD-FHD, FHD, FHHD-A	1145534	2CGX043050404	-	0,02
FHHD-A 000	SLD 000	1145548	2CGX053050205	-	0,02
FHHD-A 00	SLD 00	1145549	2CGX053050204	-	0,03

PHD 2

PHD 2 SDC

Parallella handtag

Används för parallellmanöver av två säkringslastfrånskiljare SLD 2.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt kg/st
PHD 2	SLD 2 i kapslingar CDC	1147234	2CGX063090024	-	1,5
PHD 2 SDC	SLD 2 i kapslingar SDC, nätstationer och ställverk	1147235	2CGX063090023	-	1,5
PHE 2	SLE 2 i kapslingar SDC, nätstationer och ställverk	1100398	2CGD000860A1000	-	1,4

FHD 000

FHD 00

Säkringshållare

Ersätter locken till SLD för att möjliggöra 1-polig brytning. Satsen innehåller tre 1-poliga säkringshållare med handtag.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt kg/st
FHD 000	SLD 000	1145528	2CGX053050225	100 A	0,1
FHD 00	SLD 00	1145529	2CGX053050226	160 A	0,1

Beställningsinformation

Tillbehör för säkringslastfrånskiljare SLD och frånskiljare FD 3300

KN 00

KN 1

KNB 2

KFBD

KSBD 00

KSBD 2

STM 400

ADP 300

Kopplingsknivar

Ersätter säkringen för säkringslös brytning, levereras i förpackning om 3 st.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt kg/st
KN 00	SLD 000, SLD 00, SLD-FHD 000, SLD FHD 00	På foresp.	5319.0319.0	160 A	0,3
KN 1	SLD 1	På foresp.	5319.0345.0	400 A	0,6
KNB 2	SLD 2	På foresp.	5319.0321.0	630 A	0,6

Blockeringsdon

Används för att blockera faserna, levereras i förpackning om 3 st.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt kg/st
KFBD	FD 3300	1147210	2CGX063190112	-	0,1
KSBD 00	SLD 000, SLD 00	1147231	2CGX063190109	-	0,3
KSBD 2	SLD 1, SLD 2	1147236	2CGX063190110	-	0,3

Anslutningsdon

STM 400 innehåller en strömskena med anslutningsdon för strömtransformatormätning. Mått på strömskena 25 x 13 mm. ADP 300 är avsedd för att ansluta parallella ledare.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt kg/st
STM 400	SLD 1, SLD 2		2CGD000783A1000	400 V, 400 A	0,4
ADP 300	SLD 1, SLD 2	1145550	2CGD000782A1000	690 V, 630 A	0,8

Beställningsinformation

Brytare SEKOD, SLOC, LBOD

SEKOD 125

SEKOD 224

SEKOD 355

För ökad flexibilitet finns ett antal brytare för montering på Kabeldon skensystem.

Säkringslastbrytare

Säkringslastbrytare med brytning på båda sidor av säkringen. 3-polig brytning med plomberingsmöjlighet.

Beteckning	Passar för kapsling	E-nummer	Artikel-nummer	Säkrings-dimension	Märkström Utan kapsling	Med kapsling	Bredd	Ledar-area	Vikt
					400/690 V	400/690 V	M=12,5 mm	mm²	kg/st
SEKOD 125	Samtliga	På foresp.	6305.0233.0	00	160 A	125 A	12	50 ... 300	5,0
SEKOD 224	SDC, KSIK	På foresp.	6305.0234.1	1	250 A	224 A	17	50 ... 300	5,2
SEKOD 355	SDC, KSIK	På foresp.	6305.0235.1	1, 2	400 A	355 A	17	50 ... 300	8,2



LBOD 800

LBOD 1000



LBOD 1600

SLOC 630

Sektioneringslastbrytare

Sektioneringslastbrytare. 3-polig brytning med plomberingsmöjlighet.

Beteckning	Passar för kapsling	E-nummer	Artikel-nummer	Säkrings-dimension	Märkström Utan kapsling	Med kapsling	Bredd	Ledar-area	Vikt
					400/690 V	400/690 V	M=12,5 mm	mm²	kg/st
LBOD 800	SDC, KSIK	På foresp.	6305.0252.0	-	785 A	680 A	29	-	11,1
LBOD 1000	SDC, KSIK	På foresp.	6305.0253.0	-	1000 A	950 A	29	-	16,6
LBOD 1600	SDC, KSIK	På foresp.	6305.0254.0	-	1325 A	1250 A	38	-	19,8
SLOC 630	SDC, KSIK	På foresp.	6305.0250.0	3	615 A	540 A	27	-	14,5

Beställningsinformation

Adapterplattor APXT, KLAP, A-S/T

Adapterplattorna är utformade för montering av effektbrytare på Kabeldon skensystem för att öka flexibiliteten i systemet. Effektbrytare måste beställas separat.

APXT kit

Adapterkit för ABB SACE XT-sortimentet

Adapterplattan och anslutningsdon för effektbrytare ABB SACE MCCB Tmax XT2 och XT4 kan beställas tillsammans som ett kit.

Beteckning	Passar för kapsling	E-nummer	Artikelnummer	Märkström		Bredd	Ledararea	Vikt
				Utan kapsling	Med kapsling			
				400/690 V	400/690 V	M=12,5 mm	mm²	kg/st
APXT 2 kit	Samtliga	1145565	2CGD000218A1000	160 A	160 A	10	50 - 300	2,1
APXT 4 kit	Samtliga	1145566	2CGD000219A1000	250 A	220 A	10	50 - 300	2,2

APXT 1...4

Adapterplatta för ABB SACE XT-sortimentet

Lämplig för effektbrytare ABB SACE MCCB Tmax XT1, XT2, XT3 och XT4.

Beteckning	Passar för kapsling	E-nummer	Artikelnummer	Märkström		Bredd	Ledararea	Vikt
				Utan kapsling	Med kapsling			
				400/690 V	400/690 V	M=12,5 mm	mm²	kg/st
APXT 1	Samtliga,	På foresp.	2CGD000208A1000	135 A	125 A	10	-	1,2
APXT 2	Samtliga,	På foresp.	2CGD000211A1000	160 A	160 A	10	-	1,3
APXT 3	Samtliga,	På foresp.	2CGD000212A1000	230 A	200 A	10	-	1,3
APXT 4	Samtliga,	På foresp.	2CGD000213A1000	250 A	220 A	10	-	1,3

CKXT 1..4

Kabeldon isolerade anslutningsdon för effektbrytare

Kabeldon isolerade anslutningsdon för effektbrytare typ ABB SACE MCCB Tmax XT1, XT2, XT3 och XT4. Används tillsammans med APXT-adapterplatta.

Beteckning	Passar för kapsling	E-nummer	Artikelnummer	Märkström		Bredd	Ledararea	Vikt
				Utan kapsling	Med kapsling			
				400/690 V	400/690 V	M=12,5 mm	mm²	kg/st
CKXT 1	Samtliga,	På foresp.	2CGD000204A1000	135 A	125 A	10	50 - 300	0,8
CKXT 2	Samtliga,	På foresp.	2CGD000205A1000	160 A	160 A	10	50 - 300	0,8
CKXT 3	Samtliga,	På foresp.	2CGD000206A1000	230 A	200 A	10	50 - 300	0,9
CKXT 4	Samtliga,	På foresp.	2CGD000207A1000	250 A	220 A	10	50 - 300	0,9

Beställningsinformation

Adapterplattor APXT, KLAP, A-S/T

KLAP T5 630
och Tmax T5

Adapterplatta för ABB SACE T5

Adapterplatta för plug-in sockel till effektbrytare Tmax T5. Passar för samtliga Kabeldon fasskenor men inte i kapslingar. Monteras spänningslöst.
För en komplett lösning beställ även:
- Effektbrytare T5 630- Fast-3-polig
- Plug-in sockel
- Ombyggnadssats 1SDA 054847 R1
- Sockel 1SDA 054762 R1
- Anslutningsdon

KLAP T5 630

Beteckning	Passar för kapsling	E-nummer	Artikelnummer	Märkström		Bredd	Ledararea	Vikt
				Utan kapsling	Med kapsling			
				400/690 V	400/690 V	M=12,5 mm	mm²	kg/st
KLAP T5 630	-	1145567	2CGX053050209	-	525 A	12	-	3,0

Adaptersats för effektbrytare ABB SACE T6 och T7



A-S/T6 630...800, A-T7 1000

Adaptersatser för effektbrytare ABB T6 och T7. Effektbrytare beställs separat.

Beteckning	Passar för kapsling	E-nummer	Artikelnummer	Märkström		Bredd	Ledararea	Vikt
				Utan kapsling	Med kapsling			
				400/690 V	400/690 V	M=12,5 mm	mm²	kg/st
A-S/T6 630	SDC, KSIK	1145568	2CGX053050197	-	630 A	38	-	16,1
A-S/T6 800	SDC, KSIK	1145569	2CGX053050198	-	800 A	38	-	16,1
A-T7 1000	SDC, KSIK	1145570	2CGX053050294	-	1000 A	42	-	16,1

Beställningsinformation
Tillbehör för brytare

ILM 125

ILM 224

ILM 355

Förreglingsmekanism

Mekanisk förreglingsmekanism för SEKOD. Förhindrar tillslag av SEKOD om den andra inte är i OFF-läge.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt kg/st
ILM 125	SEKOD 125	På foresp.	6309.0036.0	-	0,3
ILM 224	SEKOD 224	På foresp.	6309.0032.1	-	0,8
ILM 355	SEKOD 355	På foresp.	6309.0034.0	-	0,6

PSM 224

Parallellmanöverhandtag

Parallellmanöverhandtag för till- och frånslag av två parallellt monterade SEKOD 224.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt kg/st
PSM 224	SEKOD 224	På foresp.	6309.0031.1	-	0,7

KN 00

KN 1

Kopplingskniv

Ersätter säkringen för säkringslös brytning, levereras i förpackning om 3 st.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt kg/st
KN 00	SEKOD 125	På foresp.	5319.0319.0	160 A	0,3
KN 1	SEKOD 224, SEKOD 355	På foresp.	5319.0345.0	400 A	0,6

ADP 300

Isolerat anslutningsdon

Isolerat anslutningsdon för parallella ledare, passar effektbrytare ABB Tmax T5.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt kg/st
ADP 300	KLAP T5	1145550	2CGD000782A1000	400 V, 535 A	0,8

Beställningsinformation
Anslutningsdon AD

ADI 95

ADI 300

AD 400

AD 2150

ADI 3M

STM 400

ADP 300

ADC 25

ADU 95

ADO 240

ADU 300

AD 350

Anslutningsdon

Anslutningsdon för montering i Kabeldon-IP-system.

Isolerade anslutningsdon med skyddsklass IP 2X

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märk-ström	Bredd	Ledararea	Vikt
			400/690 V	M=12,5 mm	mm²	kg/st
Enkel kabelanslutning						
ADI 95	1145510	2CGD000499A1000	250 A	2	1,5 - 95	0,1
ADI 300	1145515	2CGD000503A1000	630 A	3	50 - 300	0,2
AD 400	1145517	2CGX063030267	630 A	3	50 - 400	0,5
Parallell kabelanslutning						
AD 2150	På foresp.	2CGD000310A1000	400 A	3	35 - 2//150	0,2
Kompakt montering med AD 300. 3 st. AD 300 ingår i kittet.						
ADI 3M	1145524	2CGD000692A1000	500 V, 630 A	3	50 - 300	1,6
STM 400, strömskena med anslutningsdon för strömtransformatormätning, Mått 25 x 13 mm. Se sid. 17 och 24 för mer information.						
STM 400		2CGD000783A1000	400 A	3	50 - 300	0,4
ADP 300	1145550	2CGD000782A1000	630 A	3	2 x 50 - 300	0,8

Oisolerade anslutningsdon med skyddsklass IP 00

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märk-ström	Bredd	Ledararea	Vikt
			400/690 V	M=12,5 mm	mm²	kg/st
Används tillsammanse med ej beröringsskyddade skenor. AD 350 för anslutning av tre separata ledare.						
ADC 25	1145502	2CGX063030233	63 A	1	1,5 - 25	0,1
ADU 95	1145507	2CGD000498A1000	250A	2	1,5 - 95	0,1
ADO 240	1145506	2CGX063030263	400 A	3	70 - 240	0,3
ADU 300	1145508	2CGD000502A1000	630 A	3	50 - 300	0,2
AD 350	1145503	2CGX063030262	400 A	4	3 x 6 - 50	0,2

Beställningsinformation

Tillbehör för anslutningsdon AD

KSBH 300

ADN

Tillbehör anslutningsdon

KSBH 300 är ett beröringsskydd till AD 300 eller AD 2150 vid frånkopplad kabel. Levereras i antal om 3 st. ADN är ett distansstycke för PEN-skenor och används med AD 300.

Beteckning	Beskrivning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt
						kg/st
KSBH 300	Skyddslock	AD 300, AD 2150	1147424	2CGX063190111	-	0,3
ADN	Mellanlägg	AD 300	Utgått	6303.0231.0	500 A	0,3

Beställningsinformation

Skenor KSFS, KSNS

Skensystem KSFS, KSNS

Kabeldon skensystem, ett fullt IP 2X-skyddat skensystem. Skenor med märkström 400-1000 A är tillgängliga för montering i kabelskåp och 1600-2500 A för nätstationer och ställverk.

KSFS 400 A

KSFS 630 A

KSFS 1000 A

KSFS 1600 A

Beröringsskyddade skenor, 400-1600 A IP2X

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märkström	Längd		Vikt
			400/690 V	M = 12,5 mm	mm	kg/st
KSFS 420	1145440	2CGD000785P0284	400 A	20	284	0,2
KSFS 440	1145445	2CGD000785P0534	400 A	40	534	0,3
KSFS 443	1145448	2CGD000785P0569	400 A	43	569	0,3
KSFS 448	1145447	2CGD000785P0636	400 A	48	636	0,4
KSFS 460	1145449	2CGD000785P0784	400 A	60	784	0,5
KSFS 463	1145450	2CGD000785P0809	400 A	63	809	0,5
KSFS 473	1145441	2CGD000785P0950	400 A	73	950	0,6
KSFS 640	1145451	2CGD000787P0534	630 A	40	534	0,5
KSFS 643	Utgått	4332.0367.0	630 A	43	569	0,5
KSFS 648	1145455	2CGD000787P0636	630 A	48	636	0,6
KSFS 660	1145457	2CGD000787P0784	630 A	60	784	0,7
KSFS 663 A	Utgått	4332.0368.0	630 A	63	809	0,7
KSFS 673	1145463	2CGD000787P0950	630 A	73	950	0,9
KSFS 698	1145461	2CGD000787P1264	630 A	98	1264	1,1
KSFS 1098	1145467	2CGD000788P1264	1000 A	98	1264	2,0
KSFS 10126	1145464	2CGD000788P1600	1000 A	126	1600	2,6
KSFS 10181	Utgått	4332.0159.0	1000 A	181	2300	3,7
KSFS 1698	1145471	2CGD000790P1264	1600 A	98	1264	3,8
KSFS 16126	1145468	2CGD000790P1600	1600 A	126	1600	4,8
KSFS 16149	1145470	2CGD000790P1890	1600 A	149	1890	5,7
KSFS 16181	1145472	2CGD000790P2300	1600 A	181	2300	6,9

KSNS 400 A

KSNS 1000 A

Ej beröringsskyddade skenor, 400-1000 A IP 00

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märkström	Längd		Vikt
			400/690 V	M = 12,5 mm	mm	kg/st
KSNS 420	1145476	2CGX043320192	400 A	20	333	0,2
KSNS 440	1145478	2CGX043320193	400 A	40	583	0,4
KSNS 443	1145481	2CGX043320052	400 A	43	569	0,3
KSNS 460	1145482	2CGX043320194	400 A	60	833	0,5
KSNS 463	1145483	2CGX043320053	400 A	63	809	0,5
KSNS 473	1145486	2CGX043320196	400 A	73	898	0,5
KSNS 498	Utgått	4332.0190.0	400 A	98	1212	0,7
KSNS 498 KSIK	Utgått	4332.0195.0	400 A	98	1264	0,8
KSNS 1098	1145494	2CGX043320169	1000 A	98	1212	3,0
KSNS 1098 KSIK	Utgått	4332.0343.0	1000 A	98	1264	3,7
KSNS 10126	1145489	2CGX043320163	1000 A	126	1600	1,7
KSNS 10149	1145490	2CGX043320164	1000 A	149	1890	1,9
KSNS 10181	1145491	2CGX043320165	1000 A	181	2300	2,0

Beställningsinformation

Tillbehör för skensystem



5-LEDARSYSTEM - TN-S, TN-C-S

5-ledarsystem

Sats för ombyggnad till 5-ledarsystem, TN-S eller TN-C-S. I satsen ingår en ej beröringsskyddad skena, 400 A. För mer information om ombyggnadssats för 1000 A, kontakta återförsäljaren.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Bredd		Vikt
				M = 12,5 mm	mm	kg/st
C 20-TNS	CDC 20	1145493	2CGX053310613	20	333	0,6
C 40-TNS	CDC 40	1145495	2CGX053310614	40	583	0,7
C 60-TNS	CDC 60	1145497	2CGX053310615	60	833	0,9
SD 48-TNS	SDC 48	1145021	2CGX053320208	48	584	0,9
SD 73-TNS	SDC 73	1145023	2CGX053320219	73	898	1,7
SD 98-TNS	SDC 98	1145025	2CGX053320209	98	1212	1,2
KD 43-TNS	KSIK 43	Utgått	5332.0210.0	43	570	0,6
KD 63-TNS	KSIK 63	Utgått	5332.0211.0	63	810	0,7
KD 98-TNS	KSIK 98	Utgått	5332.0212.0	98	1270	1,0

AB 800-53, AB 1200-53, AB 1200-70

Anslutningssats för anslutning på skenans baksida.

För anslutning på skenans baksida. Passar för KSFS 1000 A och KSFS 1600 A. I satsen ingår: täckbricka av plast, pinnskruv M12/M16 längd 53 respektive 70 mm, anslutningsbricka, planbricka och Ø 36 mm, spännbricka och Ø 29 mm och mutter M12. Kabelsko ingår inte i satsen.

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Diameter	Pinnskruvens längd	Vikt
				mm	mm	kg/st
AB 800-53	1147450	2CGX053030500	500 V, 800 A	26	53	0,1
AB 1200-53	1147452	2CGX053030501	500 V, 1200 A	37	53	0,1
AB 1200-70	1147454	2CGX053030502	500 V, 1200 A	37	70	0,1

KSNSV 410

Vertikal PEN-skena

Vertikal PEN-skena, används i kapslingar där det inte finns tillräckligt med utrymme på PEN-skenan.

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
			Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
KSNSV 410	1145496	2CGX063120002	160	36	72	0,3

Beställningsinformation

Skenstöd KSST, MSB och KLKB

KSST 316, 316/23, 316/100

KSST-CDC

KSST 36-CDC

MSB 316

MSB316/23

MSB 316/100



KLKB-S 630, 1250

Skenstöd

Beteckning	Passar för		E-nummer	Artikelnummer	Fritt utrymme bakom skenan	Vikt
	Skena	Kapsling			mm	kg/st
Skenstöd för CDC, SDC och väggmonterade installationer.						
KSST 316	400 A, 630 A, 1000 A, 1600 A	vägg	1147443	2CGX053320104	9	0,5
KSST 316/23	400 A, 630 A, 1000 A, 1600 A	SDC/vägg	1147442	2CGX053320106	23	0,8
KSST 316/100	400 A, 630 A, 1000 A, 1600 A	vägg	1147444	2CGX053320105	100	1,1
KSST-CDC	400 A, 630 A	CDC	1147437	2CGX053320231	15	0,4
Används vid delat och kortat skensystem i CDC-kapslingar						
KSST 36-CDC	400 A, 630 A	CDC	1147438	2CGX053320187	15	0,3

Mittstöd

För att uppfylla kraven på kortslutningshållfasthet monteras mittstödet när avståndet mellan två skenstöd överskrider 1,25 meter. Krävs inte i Kabeldon standardkapslingar om de inte är ihopbyggda med ett genomgående skensystem.

Beteckning	Passar för skenstöd	E-nummer	Artikelnummer	Bredd	Fritt utrymme bakom skenan	Vikt
				M = 12,5 mm	mm	kg/st
MSB 316	KSST 316	1147431	2CGX053320201	1	9	0,5
MSB 316/23	KSST 316/23	1147435	2CGX053320202	1	23	0,8
MSB 316/100	KSST 316/100	1147436	2CGX053320203	1	100	1,5

Kopplingsbygel

Kopplingsbygel för sammankoppling av skensystem. Får endast monteras på spänningslös skena.

Beteckning	Passar för kapsling	E-nummer	Artikelnummer	Märkström	Vikt
				400/690 V	kg/st
KLKB-S 630	SDC	1147206	2CGX053090053	630 A	3,4
KLKB-S 1250	SDC	1147208	2CGX053090054	1200 A	6,6

Beställningsinformation

Skensystem för nätstationer och ställverk KSFS, KSNS

KSFS 2500 A

KSNS 2500 A

Skensystem

Skensystem för nätstationer och ställverk. Det är enkelt att ansluta strömförsörjningen på baksidan av skenan med anslutningsbricka AB 2500 CSS utan någon bearbetning av skenan. Varje skena lyfts separat på plats framifrån före montering.

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märkström	Skenbredd	Mått			Vikt
					Höjd mm	Längd mm	Djup mm	
			400/690 V	M = 12,5 mm				kg/st
Beröringsskyddade skenor. Kapslingsklass IP2X								
KSFS 25150 CSS	På foresp.	5332.0354.0	2500 A	150	70	1910	49	8,8
KSFS 25182 CSS	På foresp.	5332.0353.0	2500 A	182	70	2310	49	10,6
Ej beröringsskyddade skenor. Skenor för användning som PEN-, PE- eller N-skenor. Kapslingsklass IP00.								
KSNS 25150 CSS	På foresp.	4332.0501.0	2500 A	150	70	1910	49	8,8
KSNS 25182 CSS	På foresp.	4332.0500.0	2500 A	182	70	2310	49	10,6

KSST 325 CSS

KSST 325 CSS-F

MSB 325 CSS

Skenstöd

Beteckning	Passar för skena	E-nummer	Artikelnummer	Bredd	Mått			Vikt
					Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	
				M = 12,5 mm				kg/st
Förstärkt skenstöd för väggmontage, extra stöd för sidorörelser.								
KSST 325 CSS	KSFS 25XXX	På foresp.	5332.0251.0	-	365	43	114	2,4
Skenstöd för montage av skenor på motstående väggar eller i ram då dessa ger stöd för sidorörelser.								
KSST 325 CSS-F	KSFS 25XXX	På foresp.	5332.0249.0	-	365	27	114	1,2
För att uppfylla kraven på kortslutningshållfasthet ska ett mittstöd monteras när avståndet mellan två skenstöd överskrider 1,25 meter.								
MSB 325 CSS	KSFS 25XXX	På foresp.	5332.0250.0	2	365	19,5	114	1,2



Exempel på anslutning av inmatning på skenans baksida.

En komplett installation som visas på den här bilden består av två skenstöd, ett mittstöd, tre fasskenor och tre anslutningsbrickor.



Snabbt montage, varje skena lyfts separat på plats framifrån före fastsättning.

Beställningsinformation

Tillbehör för nätstationer och ställverk KSFS, KSNS

AB 2500 CSS

ADR

Tillbehör för skenor

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt
				kg/st
För anslutning på baksidan på skena CSS 2500 A				
AB 2500 CSS	På foresp.	5332.0248.0	690 V, 2500 A	0,3
Oisolerat anslutningsdon för anslutning på skenans framsida, hål med gänga M8- eller M10.				
ADR M8	1145500	2CGX063030239	500 V, 630 A	0,1
ADR M10	1145501	2CGX063030240	500 V, 630 A	0,1
Oisolerat anslutningsdon för anslutning på skenans framsida, med hål Ø12 mm.				
ADR H12	1145505	2CGX063030259	500 V, 630 A	0,1

TC

TC 300-40



TCD

Anslutningsklämmor

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Ledararea	Skena		Mått			Vikt
			mm²	Bredd mm	Tjocklek mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
TC 70-15	På foresp.	6303.0203.1	10 - 70	15	2-4	47	26	16	0,04
TC 120-20	På foresp.	6303.0204.1	35 - 120	20	3-5	60	32	22	0,08
TC 300-25	På foresp.	6303.0205.1	70 - 300	25	4-6	85	40	30	0,2
TC 300-40	På foresp.	6303.0209.1	95 - 300	40	4-6	84	47	30	0,2
TCD 185-25	På foresp.	6303.0206.1	2 x 50 - 185	25	4-6	75	48	30	0,2
TCD 300-40	På foresp.	6303.0207.1	2 x 95 - 300	40	6-6	84	65	30	0,3

TFU 25

PSFS 5, PSFS 17

Tillbehör

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Ledararea	Mått			Vikt
				mm²	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
Enfasigt uttag för tillfälliga anslutningar. Ansluts direkt på fasskenan. Ledararea max. 35 mm² Al/Cu. Diazed säkring max 25 A.								
TFU 25	1145530	2CGX063140001	230 V, 25 A	1,5-35				0,3
Plomberingsskiva för plombering av fasskena med omätt ström.								
PSFS 5	1147240	2CGX053050143	-	-	230	60	25	0,1
PSFS 17	1147242	2CGX053050144	-	-	230	210	25	0,1

Beställningsinformation

Tillbehör för kWh-mätning

TRAFO-CD 630,
TRAFO-SD 630/1250

Strömtransformatormätning

Kompletta satser för strömtransformatormätning. Används för 630 A eller 1250 A. Får endast monteras på spänningslös skena. TRAFO-CD och TRAFO-SD innehåller:

- 1 sats skenbryggor inkl. skenstöd
- 1 st säkringslastfrånskiljare SLD 000
- 2 st nollklämmor ADC 25
- 1 st plomberingsskåpa

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikel-nummer	Bredd	Mått			Vikt
				M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
TRAFO-CD 630	CDC, CDCM, CDCP	1146981	2CGX063190392	13	730	160	195	5,5
TRAFO-SD 630	SDC, SDCM, KSIK	1146983	2CGX063190391	13	730	160	250	5,5
TRAFO-SD 1250	SDC, SDCM, KSIK	1146985	2CGX063190390	19	730	225	250	8,9



KSSM-S 630/1250

Skenbryggor

Skenbryggor inkl. skenstöd för strömtransformatorer. För 630 A eller 1250 A.
Ska endast monteras på spänningslös skena. Avstånd mellan fasskenor cc 85 mm.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikel-nummer	Bredd	Mått			Vikt
				M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
KSSM-S 630	SDC, SDCM, KSIK	1147201	2CGX063090017	9	321	115	126	2,7
KSSM-S 1250	SDC, SDCM, KSIK	1147203	2CGX063090018	15	321	192	137	6,1





Mått

Märkström	A	B	C	D
				mm
630	30	50	40	10
1250	30	60	40	20

Beställningsinformation
Tillbehör för kWh-mätning



MPF 25 B,
MPF 63 B

Mätartavla

För montering i övre delen av CDCM och SDCM.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Bredd	Mått			Vikt
				M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
Mätartavla inkl. mellanplint KSKP.								
MPF 25 B	CDCM, SDCM	1145435	2CGX053310737	17	130	600	250	5,0
MPF 63 B	CDCM, SDCM	1145437	2CGX053310738	17	130	600	250	5,0
Kompletteringssats för montering av mätartavla MPF 25/63 B i tillbehörsskåp CDCA eller i lågbyggt mätarkabelskåp.								
CKM	MPF 25/63	1145438	2CGX053390034	-	10	180	120	0,02

CKM

KSKP 25,
KSKP 50

Beteckning	Märkdata	E-nummer	Artikelnummer	Ledararea	Mått			Vikt
				mm²	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
Kopplingsplint								
KSKP 25	500 V, 63 A	1145518	2CGX063130005	1,5-25	75	55	60	0,2
KSKP 50	400 V, 160 A	1145519	2CGX063130007	6-50	90	75	65	0,3

PBKP 25,
PBKP 50

Plomberingsbygel

Plomberingsbygel för KSKP 25/50.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikel-nummer	Bredd	Mått			Vikt
				M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
PBKP 25	KSKP 25	1145590	2CGX053050141	6	40	80	60	0,1
PBKP 50	KSKP 50	1145592	2CGX053050142	7	55	95	65	0,1

0700
Kabeldon

Kapslingar
Innehållsförteckning

Kapslingar
36 Översikt

Beställningsinformation
40 Kapslingar CDC
42 Tillbehör för CDC

45 Kapslingar SDC
47 Tillbehör för SDC

49 Kapslingar KSIK
50 Tillbehörsskåp CDCA
51 Tillbehör för CDCA

52 Tillbehör Telekom

53 Lås och nycklar

Kapslingar

Säker och tillförlitlig eldistribution

Kabeldon kabelskåp tillhandahåller en robust och säker lösning med överlägsen livslängd. Skåpet har flera betydande fördelar som kontinuerlig drift, platsbesparande och snabb installation. Dessa fördelar är viktiga för att uppnå låga driftkostnader och hög tillförlitlighet i lågspänningsnätet.



Drift utan avbrott
Kabeldon kabelskåp är särskilt utformade för utomhusanvändning och för att stå emot olika miljöförhållanden. De har beprövad lång livslängd och är mycket tillförlitliga över tid. De delar som grävs ner under mark är pulverlackerade för ett förstärkt korrosionsskydd. Kapslingens hållbarhet mot yttre slag och stötar klarar kraven enligt SS-EN 61439-5, arktiskt klimat.

Sparar tid
I CDC-serien är markfundament integrerat i konstruktionen. Skåpen levereras monterade med samlingsskenor och skenstöd. Benen är individuellt justerbara i höjdled och går att vinkla för t.ex. utskjutande husgrund. Modulsystemet möjliggör snabb och enkel beräkning av utrymmet.

Sparar plats
Den kompakta designen hos skåpet är särskilt utformat för att optimera monteringen av Kabeldon IP-system. Det är 85 mm avstånd mellan faserna vilket säkerställer en enkel installation. Designat för att smälta in i offentliga miljöer, intill byggnader, i parker osv.

0674
Kabeldon
Kabeldon

Kapslingar
Installation, kombinationsexempel

Kabeldon kabelskåp kan installeras och monteras som moduler på ett antal olika sätt för att maximera systemets flexibilitet och användbarhet.

CDC – en mångsidig serie av kapslingar med tidlös design
CDC utvecklades i nära samarbete med användare och uppfyller kraven på enkelhet och flexibilitet. Ett antal praktiska funktioner underlättar installatörens arbete. Kapslingen kan också användas för olika fiberlösningar.

SDC – en mångsidig kapsling med extra djup
Den här kapslingen är utformad för användning både inomhus och utomhus. SDC har en konstruktion som harmoniserar väl med CDC-serien, så att de båda kan användas tillsammans. Det finns även en variant med en ovandel för mätutrustning och övrig utrustning.

KSIK – pulverlackerad kapsling för inomhusanvändning
En lämplig kapsling för användning inomhus t.ex. i industrier, byggnader, sportanläggningar och lager. KSIK har öppningar på sidorna för enkel montering av genomgående skensystem.

CDC 40 + SDC 98

SDC 48 + SDC 98

SDC 98 + SDCM 48

SDCM 48 + SDCM 98

CDC 40 + CDCA

Kabelskåp

Säker och tillförlitlig eldistribution

Modulsystem
Alla delar som kan anslutas till skensystemet har modulanpassade mått (en modul M = 12,5 mm). Det gör det lätt att beräkna utrymmeskraven för en viss fördelning och därefter välja en passande kapsling.

Typbeteckning
CDC xyz (CDC = kapslingstyp. Kan ersättas av SDC eller KSIK).

x = märkström
0 = skåp utan skensystem
4 = skensystem med märkström 400 A
6 = skensystem med märkström 630 A
yz = antal tillgängliga moduler på skenan (20, 40, 48 osv.)

Moduldimensionerat skensystem i kabelskåpet.



För att minska risken för kondens rekommenderar vi att fylla fundamentet med sand, lecakulor och/eller använda en fuktspärr av typ Cxx-DB över fundamentet.

Grävdjup
För att säkerställa attraktiv och funktionell installation i mark rekommenderar vi att gräva till ett djup där cirka 10 cm av fundamentet syns över den återställda ytan. En märketikett anger marknivån.

Särskilda driftsförhållanden
Med den här typen av installation måste risken för kondens, damm, vibrationer och stötar vägas in.

Alla CDC- och SDC-kapslingar har ventilationsöppningar mellan täckplåten och luckan och mellan luckan och taket, både framtill och baktill på kapslingen.

Beställningsinformation
Kapslingar CDC

CDC 440

Kapslingar CDC

CDC-serien är optimerad för att passa Kabeldon IP-system, vilket möjliggör en kompakt och säker lösning för kabelskåp. Kapslingarna är designade för att uppfylla kraven på utomhusanvändning i offentliga miljöer. CDC-kapslingar levereras med integrerat fundament.

Kapsling med skensystem och integrerat fundament.

Beteckning	E-nummer	Artikel-nummer	Märkström	Skenbredd	Mått			Lås	Vikt
					Höjd mm	Bredd mm	Djup mm		
			400/690 V	M = 12,5 mm					kg/st
CDC 420NO	1144805	2CGX063300399	400 A	20	1200	350	220	CDC-LSE	34
CDC 440NO	1144807	2CGX063300400	400 A	40	1200	600	220	CDC-LSE	47
CDC 460NO	1144809	2CGX063300401	400 A	60	1200	850	220	CDC-LSE	59
CDC 640NO	1144811	2CGX063300403	630 A	40	1200	600	220	CDC-LSE	48
CDC 660NO	1144813	2CGX063300404	630 A	60	1200	850	220	CDC-LSE	60

CDC 020

Kapsling med montageplatta och integrerat fundament.

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märk-ström	Skenbredd	Mått			Lås	Vikt
			400 / 690 V	M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm		kg/st
CDC 020NO	1144815	2CGX063300405	-	-	1200	350	220	CDC-LT	36
CDC 040NO	1144817	2CGX063300406	-	-	1200	600	220	CDC-LT	50
CDC 060NO	1144819	2CGX063300407	-	-	1200	850	220	CDC-LT	64

Kapsling för fiberinstallationer med montageplatta, integrerat fundament och telekomlås.

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märk-ström	Skenbredd	Mått			Lås	Vikt
			400 / 690 V	M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm		kg/st
CDCF 020	På foresp.	2CGD000436A1000	-	-	1200	350	220	CDC-LTC	36
CDCF 040	På foresp.	2CGD000437A1000	-	-	1200	600	220	CDC-LTC	50
CDCF 060	På foresp.	2CGD000438A1000	-	-	1200	850	220	CDC-LTC	64

CDC 660NOG

CDC Galv/grønt (RAL 6012), med 400A og 630A skinner

Beteckning	E-nummer	Artikel-nummer	Märkström	Skenbredd	Mått			Lås	Vikt
					Höjd mm	Bredd mm	Djup mm		
			400/690 V	M = 12,5 mm					kg/st
CDC 420NOG	1144901	2CGX063300573	400 A	20	1200	350	220	CDC-LSE	34
CDC 440NOG	1144903	2CGX063300574	400 A	40	1200	600	220	CDC-LSE	47
CDC 460NOG	1144905	2CGX063300575	400 A	60	1200	850	220	CDC-LSE	59
CDC 640NOG	1144907	2CGX063300619	630 A	40	1200	600	220	CDC-LSE	48
CDC 660NOG	1144909	2CGX063300620	630 A	60	1200	850	220	CDC-LSE	60

Beställningsinformation
Kapslingar CDC

CDCM 440

Kapsling CDCM

Kapsling med separat låsbar ovandel.

Kapsling med montageplatta i nederdel och integrerat fundament.

Beteckning	E-nummer	Artikel-nummer	Märk-ström	Skenbredd	Mått			Lås	Vikt
			400/690 V	M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Nederdel/ ovandel	kg/st
CDCM 020NO	1145419	2CGX063301121	-	-	1800	350	220	CDC-LSE / CDC-LA	49
CDCM 040NO	1145420	2CGD000220A1000	-	-	1800	600	220	CDC-LSE / CDC-LA	68

Kapsling med skensystem och integrerat fundament.

Beteckning	E-nummer	Artikel-nummer	Märk-ström	Skenbredd	Mått			Lås	Vikt
			400/690 V	M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Nederdel/ ovandel	kg/st
CDCM 420NO	1145418	2CGX063300457	400 A	20	1800	350	220	CDC-LSE / CDC-LA	47
CDCM 440NO	1145414	2CGX063300521	400 A	40	1800	600	220	CDC-LSE / CDC-LA	65
CDCM 640NO	Utgått		630 A	60	1800	600	220	CDC-LSE / CDC-LA	66

CDCP

Kapsling CDCP – stolpskåp

Stolpskåp som levereras med integrerat stolpfäste, skensystem eller montageplatta och kabelkanal till marken. Baksidan är försedd med en öppning för jordlina och en öppning för tillfälliga anslutningar. Utbrytningsöppningar för upp till sju ledningskanaler. Skruvar för trästolpe ingår.

CDCP från baksidan

Kapsling med montageplatta.

Beteckning	E-nummer	Artikel-nummer	Märk-ström	Skena Bredd	Mått			Antal ledningskanaler	Lås	Vikt
			400/690 V	M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm			kg/st
CDCP 020NO	1146806	2CGX063300621	-	-	1200	350	382	0 - 3	CDC-LSE	45
CDCP 040NO	1146808	2CGX063300622	-	-	1200	600	382	0 - 7	CDC-LSE	61

Integrerat stolpfäste och ledningskanal

Kapsling med skensystem.

Beteckning	E-nummer	Artikel-nummer	Märk-ström	Skena Bredd	Mått			Antal ledningskanaler	Lås	Vikt
			400/690 V	M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm			kg/st
CDCP 420NO	1146801	2CGX063300455	400 A	20	1200	350	382	0 - 3	CDC-LT	43
CDCP 440NO	1146803	2CGX063300456	400 A	40	1200	600	382	0 - 7	CDC-LT	58

Beställningsinformation

Tillbehör för kapsling CDC



5-LEDARSYSTEM - TN-S, TN-C-S

5-ledarsystem

Sats för ombyggnad till 5-ledarsystem, TN-S eller TN-C-S. I satsen ingår en ej beröringsskyddad skena, 400 A. För mer information om ombyggnadssats för 1000 A, kontakta återförsäljaren.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Bredd		Vikt
				M = 12,5 mm	mm	kg/st
C 20-TNS	CDC 20	1145493	2CGX053310613	20	333	0,6
C 40-TNS	CDC 40	1145495	2CGX053310614	40	583	0,7
C 60-TNS	CDC 60	1145497	2CGX053310615	60	833	0,9



C20-BP

Bottenplåt

För stabilisering av fundamentet.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
C 20-BP	CDC X20, CDCM X20	1144822	2CGX053310725	25	345	130	0,8
C 40-BP	CDC X40, CDCM X40	1144824	2CGX053310726	25	595	130	1,5
C 60-BP	CDC X60, CDCM X60	1144826	2CGX053310727	25	845	130	2,2



C20-DB

Fuktspärr

För att reducera fukt i skåpet.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
C 20-DB	CDC X20, CDCM X20	1144844	2CGX053310696	215	350	50	0,2
C 40-DB	CDC X40, CDCM X40	1144846	2CGX053310697	215	600	50	0,3
C 60-DB	CDC X60, CDCM X60	1144848	2CGX053310698	215	850	50	0,4

KSPS 7

Markeringsstång

Tillverkad av kraftigt stål, försedd med varselmärkning inklusive reflexband. Skruvar för fastsättning medföljer.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
KSPS 7	CDC, CDCM, SDC, SDCM	1146941	2CGX063190146	1120	30	30	2,0
KSPS 8	CDC, CDCM, SDC, SDCM	1146942	2CGX063190147	1650	30	30	3,3

Beställningsinformation

Tillbehör för kapsling CDC

MPP 20

MPT 40

Montageplatta

Monteras i övre delen av CDCM. MPP tillverkas av stål och MPT är av trä.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
MPP 20	CDCM 20	1145422	2CGX053310665	540	270	20	2,0
MPT 40	CDCM 40	1145423	2CGX053310734	550	550	35	1,9

BERG 250

Bergfäste

Fastsättning av kabelskåp typ CDC vid installation i bergig mark. Två fästen behövs, ett för varje ben.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
BERG 250	CDC	1144840		370	130	30	1,9

FV

VF 100

Väggdistans och fäste

Väggfäste för kapslingar.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
FV	CDC	1146488	2CGX063190225	50	85	135	1,9

KSNSV 410

Vertikal PEN-skena

Vertikal PEN-skena, används i kapslingar där det inte finns tillräckligt med utrymme på PEN-skenan.

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
			Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
KSNSV 410	1145496	2CGX063120002	160	36	72	0,3

KSK 11

Kabelskåpskort, gul märklapp och täckbricka för hål Ø 47 mm

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
			Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
KSFT	På foresp.	6319.0093.0	—	Ø 55 mm	1	0,2
KSK 11	1147340	2CGX063190115	110	84	100	0,01
KSK 21	1147345	2CGX063190116	5	90	100	0,01

KSK 21

KSFT

Beställningsinformation

Tillbehör för kapsling CDC

KKS

KKC 5

KHB 3

KHB 5, KHB 7

KKCS

Kabelkanaler med tillbehör

Används till CDCP-skåp.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
Ledningskanal 2 x 2,4 m med skarvstycke KKCS.							
KKC 5	CDCP	1146817	2CGX053190243	234	115	60	3,2
KKCS	CDCP	1146819	2CGX053190244	60	60	100	0,2
Kanalhållare för 1 till 3 ledningskanaler.							
KHB 3	CDCP	1146829	2CGX063190245	110	270	185	0,3
Kanalhållare för 3 till 5 ledningskanaler.							
KHB 5	CDCP	1146831	2CGX063190246	40	380	290	0,4
Kanalhållare för 5 till 7 ledningskanaler.							
KHB 7	CDCP	1146833	2CGX063190279	740	400	50	0,6
Extra stöd för ledningskanal							
KKS	CDCP	På foresp.	6319.0286.0	290	510	60	0,4

CDCP-TP

Bottenplåt

För tätning av öppningen i botten av CDCP.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
CDCP-TP	CDCP	1146807	2CGX053310728	16	280	191	0,6

Beställningsinformation
Kapsling SDC

Kapsling SDC

SDC-serien lämpar sig för elfördelningar som serviscentraler, kraftfördelningar inom industri, byggcentraler eller som reservkraftsinmatning. Det ger flexibilitet till distributionssystemet med möjlighet att installera ett brett utbud av elkopplare som säkringslastfrånskiljare och effektbrytare. Fundament beställs separat.
Kapslingen finns även med mindre djup som LD-variant.

SDC 448

Kapsling med skensystem.

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märkström	Skenbredd	Mått			Lås	Vikt
			400/690 V	M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm		kg/st
SDC 448NO	1145002	2CGX063300532	400	48	889	682	312	SDC-LT	48
SDC 473NO	1145003	2CGX063300557	400	73	889	996	312	SDC-LT	60
SDC 648NO	1145004	2CGX063300533	630	48	889	682	312	SDC-LT	49
SDC 673NO	1145005	2CGX063300558	630	73	889	996	312	SDC-LT	62
SDC 698NO	1145006	2CGX063300537	630	98	889	1310	312	SDC-LT	75
SDC 1048NO	1145015	2CGX063300534	1000	48	889	682	312	SDC-LT	50
SDC 1073NO	1145016	2CGX063300559	1000	73	889	996	312	SDC-LT	63
SDC 1098NO	1145017	2CGX063300538	1000	98	889	1310	312	SDC-LT	76
SDC 673 LD	1145012	2CGX063300635	630	73	889	996	242	SDC-LSE	59
SDC 698 LD	1145013	2CGX063300571	630	98	889	1310	242	SDC-LSE	73

Skensystem 1600 A på forespørsel.

SDC 073

Kapsling utan skensystem. Montageplåt beställs separat.

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märkström	Skenbredd	Mått			Lås	Vikt
			400/690 V	M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm		kg/st
SDC 048NO	1145008	2CGX063300531	-	-	889	682	312	SDC-LT	46
SDC 073NO	1145009	2CGX063300556	-	-	889	996	312	SDC-LT	58
SDC 098NO	1145010	2CGX063300536	-	-	889	1310	312	SDC-LT	70

Beställningsinformation
Kapsling SDC

SDCM 448

Kapsling SDCM med ovandel

Kapslingarna är försedda med separat låsbar ovandel.
Fundament och montageplåt beställs separat.

Kapsling utan skensystem.

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märkström	Skenbredd	Mått			Lås	Vikt
			400/690 V	M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Nederdel/ovandel	kg/st
SDCM 048NO	1145056	2CGX063300540	-	-	1523	682	312	SDC-LT / SDC-LA	72
SDCM 073NO	1145057	2CGX063300566	-	-	1523	996	312	SDC-LT / SDC-LA	92
SDCM 098NO	1145058	2CGX063300545	-	-	1523	1310	312	SDC-LT / SDC-LA	111

Kapsling med skensystem.

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Märkström	Skenbredd	Mått			Lås	Vikt
			400/690 V	M = 12,5 mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Nederdel/ovandel	kg/st
SDCM 448NO	1145050	2CGX063300541	400 A	48	1523	682	312	SDC-LT / SDC-LA	74
SDCM 473NO	1145051	2CGX063300567	400 A	73	1523	996	312	SDC-LT / SDC-LA	94
SDCM 648NO	1145052	2CGX063300542	630 A	48	1523	682	312	SDC-LT / SDC-LA	75
SDCM 673NO	1145053	2CGX063300568	630 A	73	1523	996	312	SDC-LT / SDC-LA	96
SDCM 698NO	1145054	2CGX063300546	630 A	98	1523	1310	312	SDC-LT / SDC-LA	116

Beställningsinformation

Tillbehör för kapsling SDC

MARK-S 48

GOLV-S 48

SDC-fundament

För montering av SDC-kapsling.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
MARK-S 48	SDC X48, SDCM X48	1145070	2CGX063300439	940	672	303	30
MARK-S 73	SDC X73, SDCM X73	1145071	2CGX063300549	940	986	303	36
MARK-S 98	SDC X98, SDCM X98	1145072	2CGX063300440	940	1300	303	42
MARK-S 73 LD	SDC 73 LD	1145073	2CGX063300636	940	986	233	36
MARK-S 98 LD	SDC 98 LD	1145077	2CGX063300572	940	1300	233	40
GOLV-S 48	SDC X48, SDCM X48	1145074	2CGX063300441	400	672	303	23
GOLV-S 73	SDC X73, SDCM X73	1145075	2CGX063300550	400	986	303	30
GOLV-S 98	SDC X98, SDCM X98	1145076	2CGX063300442	400	1300	303	36

BPF-S 48

Bottenplåt

Används vid väggmontering av SDC. Inklusive flänsöppningar FL 21.

Beteckning	Passar för	Antal FL 21	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
					Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
BPF-S 48	SDC X48, SDCM X48	4	1145078	2CGX053310629	30	675	282	4
BPF-S 73	SDC X73, SDCM X73	6	1145079	2CGX053310682	30	986	282	5
BPF-S 98	SDC X98, SDCM X98	10	1145080	2CGX053310630	30	1300	282	6



SLUS 48

Underlucka

Med uttagssöppning för tillfälliga installationer.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
SLUS 48	SDC X48, SDCM X48	1145084	2CGX053310666	288	626	22	5
SLUS 73	SDC X73, SDCM X73	1145081	2CGX053310684	288	940	22	8
SLUS 98	SDC X98, SDCM X98	1145082	2CGX053310668	288	1254	22	10

KSPS 7

Markeringsstång

Tillverkad av kraftigt stål, försedd med varselmärkning inklusive reflexband. Skruvar för fastsättning medföljer.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
KSPS 7	CDC, CDCM, SDC, SDCM	1146941	2CGX063190146	1120	30	30	2,0
KSPS 8	CDC, CDCM, SDC, SDCM	1146942	2CGX063190147	1650	30	30	3,3

Beställningsinformation

Tillbehör för kapsling SDC



5-LEDARSYSTEM - TN-S, TN-C-S

5-ledarsystem

Sats för ombyggnad till 5-ledarsystem, TN-S eller TN-C-S. I satsen ingår en ej beröringsskyddad skena, 400 A. För mer information om ombyggnadssats för 1000 A, kontakta återförsäljaren.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Bredd		Vikt
				M = 12,5 mm	mm	kg/st
SD 48-TNS	SDC 48	1145021	2CGX053320208	48	584	0,9
SD 73-TNS	SDC 73	1145023	2CGX053320219	73	898	1,7
SD 98-TNS	SDC 98	1145025	2CGX053320209	98	1212	1,2

MPP-S 48

MPT-S 48

Montageplattor

Monteras i den nedre och övre delen av SDC/SDCM. MPP och KSMP är av stål och MPT av trä. KSMP-S 48/73 är perforerade med delning 38 mm (Ø 3,5).

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
MPP-S 48	SDCM X48, SDCM X98	1145089	2CGX053190334	580	590	25	3,0
MPP-S 73	SDCM X73	1145090	2CGX053310735	580	860	25	7,0
MPT-S 48	SDCM X48, SDCM 98	1145091	2CGX053310647	580	600	35	2,2
MPT-S 73	SDCM X73	1145093	2CGX053310688	580	890	35	3,3
KSMP-S 48	SDC X48	1145085	2CGX053190332	780	660	21	5,0
KSMP-S 73	SDC X73	1145086	2CGX053190335	780	974	21	8,0
KSMP-S 98	SDC X98	1145087	2CGX053190333	780	1288	21	11,0



KSMP-S 48

VF-S 30

FV

Väggdistans och fästen

Väggfästen för kapslingar. VF 100 håller CDC-kapslingen på 100mm avstånd från vägg. För SDC är avståndet 8mm. Två fästen för VF 100 och VF-S 30 behövs per skåp.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
VF-S 30	SDC	1146494	2CGX053310643	520	40	35	0,5
FV	CDC, SDC	1146488	2CGX063190225	50	85	135	1,9
VF 100	CDC, SDC	1146484	2CGX053310678	40	35	258	0,2



VF 100

Vertikal PEN-skena

Vertikal PEN-skena, används i kapslingar där det inte finns tillräckligt med utrymme på PEN-skenan.

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
			Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
KSNSV 410	1145496	2CGX063120002	160	36	72	0,3

KSNSV 410

Beställningsinformation
Tillbehörsskåp CDCA

CDCA

CDC 420 MED CDCA

KSMU 16/32/63

CDCA-BV

Tillbehörsskåpen CDCA kompletterar Kabeldons sortiment med lösningar som kan monteras på sidan av standard CDC- och SDC-skåp. Möjliggör till exempel installation av tillfälliga eluttag, mätartavlor och montageplattor.

Tillbehörsskåp CDCA

- Skåpet levereras med montageplåt.
- Gavlarna är försedda med uttagsöppningar. Öppningen på höger sida har en revolvertätning med ett fem valbara öppningar. Tätningen kan flyttas till vänster sida.
- Skåpets botten har en öppning med integrerad dragavlastning för tillfälligt anslutna kablar. Öppningen täcks av ett medföljande lock då den inte används.
- Insatser för tillfälliga eluttag KSMU 16/32/63 kan installeras i skåpet, samt mätartavla MPF 25 B/MPF 63 B. Vid montage av MPF 25 B/ MPF 63 B behövs kompletteringssats CKM.

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Lås	Vikt
			Höjd mm	Bredd mm	Djup mm		kg/st
CDCA	1144835	2CGX063300451	730	280	218	CDC-LT	15

Tillbehörsskåp CDCA-BV

Tillbehörsskåp för montering på t.ex. en kontaktledningsstolpe.
- Gavlarna är försedda med flänsöppning FL 13.
- Flänsöppning FL 21 i botten.
- Skåpet kan utrustas med montageplatta KSM 017 eller med skensystem KSM 417.
- Insatser för tillfälliga eluttag KSMUB 16/32 kan installeras i skåpet, samt mätartavla MPF 25 B/MPF 63 B. Vid montage av MPF 25 B/ MPF 63 B behövs kompletteringssats CKM. Fyra fästvinklar för montering inkluderas.

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Lås	Vikt
			Höjd mm	Bredd mm	Djup mm		kg/st
CDCA-BV	På foresp.	6330.0576.0	730	280	218	CDC-LT	13

Beställningsinformation

Tillbehör för skåp CDCA

KSM 017

KSM 417

CKM

KSMUB 16, 32

KSFL 17

CDCA-CD

Tillbehör för CDCA

Beteckning	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
			Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
Montageplatta						
KSM 017	1144839	2CGX053310397	705	220	15	1,2
Montageplatta med skensystem 400A						
KSM 417	1144838	2CGX053310383	705	220	55	1,8
Kompletteringssats för montering av mätartavla MPF 25/63 B i tillbehörsskåp CDCA eller i lågbyggt mätarkabelskåp.						
CKM	1145438	2CGX053390034	10	180	120	0,02
Tillfälligt uttag 1x16 + 2x10 A eller 1x32 + 2x10A med jordfelsbrytare och dvärgbrytare samt plats för kWh-mätare. Kortslutningshållfasthet 6 kA i kombination med utrustning max 63 A.						
KSMUB 16	1145095	2CGX063300611	190	710	220	5,5
KSMUB 32	1145097	2CGX063300612	190	710	220	5,5
5-ledarsats för KSM 417						
KSFL 17	På foresp.	5332.0115.0	50	50	215	0,4
Kabelskydd för optofiberkablar. Max kabeldiameter 25 mm in i skåp, max diameter för optofiberrör är 45 mm.						
CDCA-CD	1144837	2CGX053310705	380	240	66	2,3

Beställningsinformation

Tillbehör för telekommunikation

CC 20



CC 30

BK-T

BK-E

BK-N

Tillbehör för telekommunikation

För montering i CDC- och SDC-serien.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Mått			Vikt
				Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg/st
Slingkorg för ca 25 m kabel med Ø13 mm ytterdiameter							
CC 20	CDC, SDC	1146302	2CGX053310695	415	215	153	0,6
Slingkorg för ca 30 m kabel med Ø16 mm ytterdiameter							
CC 30	CDC, SDC	1146304	2CGX053310689	740	550	155	2,5
Fäste för optofiberskarvbox från Tykoflex							
BK-T	CDC, SDC	1146312	2CGX053310690	225	160	10	0,3
Fäste för optofiberskarvbox från Ericsson							
BK-E	CDC, SDC	1146308	2CGX053310691	167	167	10	0,4
Fäste för optofiberskarvbox från Nexans							
BK-N	CDC, SDC	1146310	2CGX053310694	295	198	10	0,6
Kabelskydd för optofiberkablar. Max kabeldiameter 25 mm in i skåp, max diameter för optofiberrör är 45 mm.							
CDCA-CD	CDCA	1144837	2CGX053310705	380	240	66	2,3

Beställningsinformation

Lås och nycklar

CDC-LA

CDC-LD

CDC-LSE

CDC-LT

CDC-LTC

SDC-LA

SDC-LD

SDC-LSE

SDC-LT


CDC-CLA

SDC-LTC

KSCA

Lås

Lås för CDC- och SDC-kapsling.

Beteckning	Beskrivning	Passar för	E-nummer	Artikel-nummer	Vikt kg/st
CDC-LA	Abonnentlås	CDC, CDCM	1147274	2CGX043310740	0,1
CDC-LD	DIN-lås	CDC, CDCM	1147284	2CGX043310742	0,1
CDC-LSE	SE-lås 3-tapp	CDC, CDCM	1147280	2CGX043310743	0,1
CDC-LT	Trekantlås	CDC, CDCM	1147267	2CGX043310739	0,1
CDC-LTC	Telekomlås 5-tapp	CDC, CDCM	1147258	2CGX043311040	0,1
SDC-LA	Abonnentlås	SDC, SDCM	1147269	2CGX043310596	0,1
SDC-LD	DIN-lås	SDC, SDCM	1147286	2CGX043310595	0,1
SDC-LSE	SE-lås 3-tapp	SDC, SDCM	1147282	2CGX043310598	0,1
SDC-LT	Trekantlås	SDC, SDCM	1147268	2CGX043310597	0,1
SDC-LTC	Telekomlås 5-tapp	SDC, SDCM	1147259	2CGX043310599	0,1
CDC-CLA	Sats för montering av cylinderlås typ ASSA Abloy/Trioving i CDC	CDC, CDCM	1147288	2CGX053310669	0,1
KSCA	Anpassningsring för ASSA Abloy-lås	SDC, SDCM	1147299	2CGX053190278	0,1

KSNR 4

NK 3

NK 30

NKD 3

NK-TC

VHB 68

Nycklar och verktyg

Nycklar och verktyg för Kabeldon kapslingar och IP-system.

Beteckning	Beskrivning	Lämpligt för	E-nummer	Artikel-nummer	Vikt kg/st
KSNR 4	Nyckel för abonnentlås	CDC-LA, SDC-LA	1147307	2CGX043190104	0,1
NK 3	Nyckel för trekantslås med lucköppnare	CDC-LT, CDC-LA,SDC-LT, SDC-LA	1147301	2CGX063190370	0,1
NK 30	Nyckel för trekantslås och SE-lås med lucköppnare	CDC-LT, CDC-LA,SDC-LT, SDC-LA, CDC-LSE, SDC-LSE	1147302	2CGX063190369	0,1
NKD 3	Nyckel för DIN-lås	CDC-LD, SDC-LD	1147305	2CGX043190661	0,1
NK-TC	Nyckel för lås för CDC-LTC och SDC-LTC med lucköppnare	CDC-LTC, STC-LTC	1147304	2CGX063190373	0,1
VHB 68	Isolerat handverktyg, 6 och 8 mm sexkantnyckel. Passar momentnyckel med 1/2 tum fyrkanttapp	Kabeldon IP-system	1147313	2CGX063090014	0,4

Beställningsinformation
Inntaksskap

KSIP 412DNO

KSIP 412DNOG

KSIP KP50NO



MARK 12

KSMP 12

FF 12

SF 12

Inntaksskap KSIP Kabeldon, med 400A faseskinner

Leveres med faseskinner, jord-/PEN- skinne og ankerskinne, men uten fundament som må bestilles separat (el nummer fundament: 1146210).

Beteckning	E-nummer	Artikel-nummer	Märkström	Skenbredd	Mått			Lås	Vikt
					Höjd mm	Bredd mm	Djup mm		kg/st
			400/690 V	M = 12,5 mm					
KSIP 412DNO	1145405	2CGX063301114	400 A	12	930	210	215	CDC-LSE	14
KSIP 412DNOG	1145408	2CGX063301116	400 A	12	930	210	215	CDC-LSE	14
KSIP 012DNO	1145402	2CGX063301115	-		930	210	215	CDC-LSE	14
KSIP 012DNOG	1145410	2CGX063301117	-		930	210	215	CDC-LSE	14
KSIP KP50NO	1145407	2CGX063300625	160A		930	210	110	CDC-LSE	12

Inntaksskap KSIP Kabeldon, fundament

Fundamentet er justerbart og leveres med festebolt og skive

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt
					kg/st
MARK 12	KSIP 012D-412D-KP50	1146210	2CGX053310569	-	

Inntaksskap KSIP Kabeldon, montasjeplate

Montasjeplate er beregnet for fri montasje i skapet og den er tilpasset skapets skinnefestehull. Platen er i metall

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt
					kg/st
KSMP 12	KSIP 012D	Utgått	Utgått	-	

Inntaksskap KSIP Kabeldon, veggfeste

For feste av inntaksskap direkte på vegg. Det bør benyttes 2 stykk veggfester pr. skap. Bygger 100mm fra vegg.

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt
					kg/st
FF 12	KSIP 012D-412D-KP50	1146216	2CGX053310513	-	

Inntaksskap KSIP Kabeldon, stolpefeste

For feste av inntaksskap på stolpe. Består av eb øvre og nedre festebrakett

Beteckning	Passar för	E-nummer	Artikelnummer	Märkdata	Vikt
					kg/st
SF 12	KSIP 012D-412D-KP50	1146218	2CGX053310711	-	

Kabeldon
Kabeldon
Kabeldon

Måttskisser
Innehållsförteckning

64	Säkringslastfrånskiljare SLD och SLDL
65	Elkopplare SEKOD och LBOD
66	Anslutningsdon
67	Skenor och mittstöd
69	Kapslingar CDC, SDC
70	Kapslingar KSIK, CDCM
71	Kapslingar SDCM, CDCA, CDCP

Måttskisser Säkringslastfrånskiljare SLD



SLD 63 **SLD 000** **SLD 00** **SLD 1** **SLD 2**



FD 3300

Måttskisser

Elkopplare SEKOD och LBOD



SEKOD 125



SEKOD 224



SEKOD 355



LBOD 800



LBOD 1000



LBOD 1600



SLOC 630

Måttskisser

Anslutningsdon



ADI 95



ADI 300



AD 2150



AD 400



ADP 300



STM 400



ADB 3M + 3 AD 300

Måttskisser

Skenor och mittstöd



KSST 36-CDC



KSST 316, 316/23, 316/100



KSST-CDC

Beteckning	H1	H2	B	D
				mm
KSST 316	300	320	20	46
KSST 316/23	300	320	20	60
KSST 316/100	300	320	39	136



MSB 316



MSB 316/23



MSB 316/100

Måttskisser

Skenor och mittstöd



KSSTD 312/16



KSST 325 CSS



MSB 325 CSS



MSBD 312/16



KSST 325 CSS F

Måttskisser

Kapslingar CDC, SDC

Alla mått i mm



Kapslingar CDC

Kapslingar SDC



Måttskisser

Kapslingar KSIK, CDCM

Alla mått i mm



Kapslingar KSIK



Kapslingar CDCM med ovandel

Måttskisser

Kapslingar SDCM, CDCA, CDCP

Alla mått i mm



Kapslingar SDCM med ovandel





Tillbehörsskåp CDCA



Stolpskåp CDCP

Tekniska data
Innehållsförteckning

74	Skensystem
74	Elkopplare med beroende handmanöver
75	Elkopplare med oberoende handmanöver
76	Tillbehör
77	Anslutningsdon
77	Kapslingar
78	Åtdragningsmoment för elkopplare och kapslingar

Kabeldon Lågspänningsfördelningar
Tekniska data

Skensystem	Enhet	400 A	630 A	1000 A	1600 A	2500 A CSS [2]
Märkdriftspänning, U_e	V	690	690	690	690	690
Isolationsmärkspänning, U_i	V	1000	1000	1000	1000	1000
Termisk märkström, I_{th} Märkdriftström, I_{the}	A	400	630	1000	1600	2500
Märkkorttidsström, I_{cw}	$kA_{rms/s}$	21/1[1]	23/1[1]	40/1[1]	70/1[1]	65/1
Märkstötström, I_{pk}	kA_{peak}	55	55	45	132	148
Villkorig märkkortslutningsström med säkring, I_q (I_{cc})	kA_{rms}	50 85	50 85	–	–	–
	max A	3//315 3//250	3//315 3//250	–	–	–
Märkstötström; 1 m lång skena utan monterade apparater, I_{pk}	kA_{peak}	–	–	50	85	–
Skyddsklass enligt SS-EN 60 529		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X

[1] Testförutsättningar: DT=100 K. Sluttemperatur max. 150 °C på skenan.
[2] Anpassat för användning i nätstationer och ställverk.

Elkopplare med beroende handmanöver, kontinuerlig drift	Enhet	SLD 000	SLD-FHD 000	SLD 00	SLD-FHD 00	SLD 1	SLD 2	SLD 63	FD 3300
Märkdriftspänning, U_e	V	400 690 [1]	230	400 690 [1]	230	400 690 [1]	400 690 [1] [1]	400	400
Isolationsmärkspänning, U_i	V	690	690	690	690	690	1000	690	690
Stöthållspänning, U_{imp}	kV	8	8	8	8	8	8	8	8
Termisk märkström, I_{the}	A	100 80	100	160 160	160	250 250 400[3]	400 355 630[3]	63	400
Märkkorttidsström, I_{cw}	$kA_{rm/s}$	6,1/1[4]	–	6,1/1[4]	–	16,2/1[4]	16,2/1[4]	–	15/1
Märkstötström, I_{pk}	kA_{peak}	10,9[4]	–	10,9[4]	–	34,4[4]	34,4[4]	–	42
Villkorlig märkkortslutningsström med säkring , I_q (I_{cc})	kA_{rms}	50 30	30	50 30	30	50 50	50 50 28	40	50
	max A	100 80	100	160 160	160	250 250	400 355 100	63	2/400
Användningskategori enligt SS-EN 60947-3		AC-23B AC-22B	AC-21B	AC-23B AC-21B	AC-21B	AC-23B AC-22B	AC-23B AC-22B AC-21B	AC-21B	AC-21B
Kapslingsklass enligt SS-EN 60529	säkring	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Anslutningsbar ledararea, Al/Cu	mm^2	2,5-95	2,5-95	2,5-95	2,5-95	50-300	50-300	1,5-25	50-300

Anmärkningar
[1] Används i miljöklass C1 och C2 enligt ISO 9223:2012
[2] Säkring med effektförlust enligt SS-EN 60269-2-1.
[3] Med kopplingsknivar.
[4] Testad med jordningsdon JDD.

Kabeldon Lågspänningsprodukter
Tekniska data

Elkopplare med beroende handmanöver, kontinuerlig drift	Enhet	SLDL 2			SLDL 2-1P			SLDL 3			SLDL 3-1P		
Märkdriftspänning, U_e	V	400	690[1]	1000[1]	230	400[1]	690[1]	400	690[1]	1000[1]	230	400[1]	690[1]
Isolationsmärkspänning, U_i	V		1000			1000			1000			1000	
Stöthållspänning, U_{imp}	kV		8			8			8			8	
Termisk märkström, I_{the}	A	400	400	100	400	400	100	630	500	100	630	500	100
Märkkorttidsström, I_{cw}	kA_{eff}/s		10,3/1			10,3/1			10,3/1			10,3/1	
Märkstötström, I_{pk}	kA_{peak}		21,0			21,0			21,0			21,0	
Villkorlig märkkortslutningsström med säkring, I_q (I_{cc})	kA_{eff}	50	50	28	50	50	28	50	50	28	50	50	28
	max A	400	400	100	400	400	100	630	500	100	630	500	100
Användningskategori enligt SS-EN 60947-3		AC-23B	AC-22B	AC-21B	AC-23B	AC-22B	AC-21B	AC-23B	AC-22B	AC-21B	AC-23B	AC-22B	AC-21B
Kapslingsklass enligt SS-EN 60529			IP2X			IP2X			IP2X			IP2X	
Anslutningsbar ledararea Al/Cu	mm^2		35-240			35-240			35-240			35-240	
			2 x 95-240			2 x 95-240			2 x 95-240			2 x 95-240	

Anmärkningar
[1] Används i miljöklass C1 och C2 enligt ISO 9223:2012
[2] Säkring med kraftförlust enligt SS-EN 60269-2-1.

Elkopplare med oberoende handmanöver	Enhet	SEKOD			SLOC	LBOD		
		125	**224**	**355**	**630**	**800**	**1000**	**1600**
Märkdriftspänning, U_e	V	690	690	690	690	690	690	690
Isolationsmärkspänning, U_i	V	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Märkstötström, U_{imp}	kV	8	12	12	12	12	12	12
Termisk märkström i kapsling, I_{the}	A	125[1]	224[1]	355[1]	540[3]	680	950	1250
Termisk märkström, I_{th}		160[2]	250[2]	400[2]	615	785	1000	1325
Märkkorttidsström, I_{cw}	$kA_{rms/1s}$	5	8	14	18	20	50	50
Märkstötström, I_{pk}	kA_{peak}	–	–	–	–	80	110	110
Villkorlig märkkortslutningsström med säkring, I_q (I_{cc})	kA_{rms}	20	32	46	55	90	100	100
	Säkring max A	160	250	400	630	800	1250	1250
Användningskategori enligt SS-EN 60947-3		AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A	AC-23A
Skyddsklass enligt SS-EN 60529		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X[4]	IP2X[4]	IP2X[4]	IP2X[4]
Anslutningsbar ledararea, Cu/Al	mm^2	50-300	50-300	50-300	–	–	–	–

[1] Montering med horisontella säkringar begränsar strömmen med 8 %, vilket ger säkringsstorlekar enligt tabellen.
[2] Med knivsäkringar 160 A, 250 A och 400 A.
[3] I kapsling och med horisontella säkringar, enligt tillverkaren.
[4] Får endast monteras spänningslöst.

Kabeldon Lågspänningsfördelningar
Tekniska data

Elkopplare med oberoende handmanöver	Enhet	APXT 1 + CKXT 1		APXT 2 + CKXT 2		APXT 3 + CKXT 3		APXT 4 + CKXT 4	
		med SACE Tmax XT1		med SACE Tmax XT2		med SACE Tmax XT3		med SACE Tmax XT4	
Märkdriftspänning, U_e	V	400	690	400	690	400	690	400	690
Isolationsmärkspänning, U_i	V	800		1000		800		1000	
Märkstötström, U_{imp}	kV	8		8		8		8	
Termisk märkström, I_{th}	A	135		160		230		250	
Termisk märkdriftström i kapsling, I_{the}		125		160		200		220	
Märkbrytarkapacitet vid kortslutning[1], I_{cu}	kA	50	8	50	12	50	6	50	12
Märkdriftbrytförmåga vid kortslutning[2], I_{cu}	kA	75	50	100	100	50	50	100	100
Uppfyller krav enligt SS-EN 60947-2		A		A		A		A	
Kapslingsklass enligt SS-EN 60529, monterad		IP2X[2]		IP2X[2]		IP2X[2]		IP2X[2]	
Anslutningsbar ledararea, Al/Cu	mm^2	50-300		50-300		50-300		50-300	

[1] Kontrollera tekniska data för brytare.
[2] Får endast monteras spänningslöst.

Elkopplare med oberoende handmanöver	Enhet	KLAP T5 630		A-S/T6 630		A-S/T6 800		A-T7 1000	
		med SACE Tmax T5		med SACE T6		med SACE T6		med SACE T7	
Märkdriftspänning, U_e	V	400	690	400	690	400	690	400	690
Isolationsmärkspänning, U_i	V	1000		1000		1000		1000	
Märkstötström, U_{imp}	kV	8		8		8		8	
Termisk märkström, I_{th}	A	525		630		800		1000	
Termisk märkström i kapsling , I_{the}									
Märkbrytarkapacitet vid kortslutning, I_{cu}	kA	36	20	50	22	50	22	50	30
Märkdriftbrytförmåga vid kortslutning, I_{cs}	kA	36	20	50	16,5	50	16,5	50	30
Uppfyller krav enligt SS-EN 60947-2		A		B		B		B	
Kapslingsklass enligt SS-EN 60529, monterad		IP2X[1]		IP2X[1]		IP2X[1]		IP2X[1]	
Anslutningsbar ledararea, Al/Cu	mm^2	–		–		–		–	

[1] Får endast monteras spänningslöst..

Tillbehör	Enhet	JDDA 000	JDDA 00	JDDA 1	JDDA 2
		–	–	–	–
Märkkorttidsström, I_{cw}		6,1/1	6,1/1	16,2/1[1]	16,2/1[1]
Märkstötström, I_{pk}	kA_{peak}	10,9	10,9	34,4	34,4

Anmärkningar
[1] Med 95 mm^2 jordkabel.

Kabeldon Lågspänningsfördelningar
Tekniska data

Anslutningsdon[1]	Enhet	ADC 25	ADU 95	ADO 240	ADU 300	AD 350	ADI 95	AD 2150	ADI 300	ADB 3M	AD 400
Märkdriftspänning, U_e	V	690	690	690	690	690	690	690	690	500	690
Isolationsmärkspänning, U_i	V	–	–	–	–	–	1000	690	1000	690	1000
Märkdriftström, I_e	A	63	250	400	630	400	250	400	630	500	630
Märkkorttidsström, I_{cw}	$kA_{rms/s}$	–	17,2/1	–	36,2/1	25/1	17,2/1	13/1	36,2/1	–	35/1
Villkorlig märkkortslutningsström med säkring, Iq (Icc)	kA_{rms}	–	50	50	50	50	50	50	50	–	50
	max. A	–	250	400	630	400	250	2//200	630	–	630
Kapslingsklass enligt SS-EN 60529	-	–	–	–	–	–	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Anslutningsbar ledararea, Al/Cu	mm^2	1,5–25	1,5 - 95	70-240	50-300	3 x 6-50	1,5 - 95	35-2//150	50-300	50-300	50-400

[1] Enligt SS-EN 61238-1.

Anslutningar	Enhet	STM 400	ADP 300	KSSM-S 630	KSSM-S 1250	AB 800	AB 1200	ADR M8/ M12	ADR H12
Märkdriftspänning, U_e	V	690	690	500	500	500	500	690	690
Isolationsmärkspänning, U_i	V	690	1000	690	690	690	690	–	–
Märkdriftström, I_e	A	400	630	630	1250	800	1200	630	630
Kapslingsklass enligt SS-EN 60529		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	–	–	–	–
Anslutningsbar ledararea, Al/Cu	mm^2	50-300	2//50-300	–	–	–	–	–	–

Kapslingar	Enhet	400 A		630 A	
Märkdriftspänning, U_e	V	400		400	
Isolationsmärkspänning, U_i	V	1000		1000	
Märkdriftström, I_{the}	A	400		630	
Märkkorttidsström, I_{cw}	$kA_{rms/s}$	21/1[1]		23/1[1]	
Märkstötström, I_{pk}	kA_{peak}	55		55	
Villkorlig märkkortslutningsström med säkring, Iq (Icc)	kA_{rms}	50	85	50	85
	max A	3//315	3//250	3//315	3//250
Max. säkring	A	3//315		3//315	
Kapslingsklass enligt SS-EN 60529	Skensystem	IP2X		IP2X	
	Kapsling	IP34D		IP34D	

[1] Testförutsättningar: ΔT=100 K. Sluttemperatur max. 150 °C.

Kabeldon Lågspänningsfördelningar
Åtdragningsmoment för elkopplare och anslutningsdon

Beteckning	Mot fasskena	Kabelanslutning				
		2,5-16 mm²	25-35 mm²	50-95 mm²	120-300 mm²	Övrigt
SLD 63	15 Nm	3,5 Nm	3,5 Nm (max 25 mm²)	–	–	–
SLD 000, SLD 00	15 Nm	15 Nm	15 Nm	20 Nm	–	–
SLD-FHD 000, SLD-FHD 00	15 Nm	15 Nm	15 Nm	20 Nm	–	–
SLD 1, SLD 2	15 Nm	–	–	20 Nm	35 Nm	–
FD 3300	20 Nm	–	–	20 Nm	45 Nm	–
SLDL 2, SLDL 3	15 Nm	–	–	25 Nm	25 Nm	35 Nm[1)]
SLDL 2-1P, SLDL 3-1P	15 Nm	–	–	25 Nm	25 Nm	35 Nm[1)]
ADI 95	20 Nm	10 Nm (från 1,5 mm²)	20 Nm	20 Nm	–	–
ADO 240	20 Nm	–	–	20 Nm (från 70 mm²)	35 Nm (max 240 mm²)	–
AD 350	20 Nm	10 Nm (från 6 mm²)	20 Nm	20 Nm (max 50 mm²)	–	–
ADU 300	20 Nm	–	–	20 Nm	35 Nm	–
ADI 95	20 Nm	10 Nm (från 1,5 mm²)	20 Nm	20 Nm	–	–
ADI 300	20 Nm	–	–	20 Nm	35 Nm	–
AD 2150	20 Nm	–	–	20 Nm	45 Nm	–
ADB 3M	20 Nm	–	–	–	–	20 Nm[2)]
AD 400	20 Nm	–	–	20 Nm	45 Nm	–
ADC 25	3,5 Nm	3,5 Nm	3,5 Nm (max 25 mm²)	–	–	–
ADP 300 (SLD 1, SLD 2)	35 Nm	-	-	-	-	-
APXT 1-4	15 Nm	-	-	20 Nm	35 Nm	20 Nm[3)]
SEKOD 125	15 Nm	–	–	20 Nm	35 Nm	20 Nm[3)]
SEKOD 224	15 Nm	–	–	20 Nm	35 Nm	20 Nm[3)]
SEKOD 355	15 Nm	–	–	20 Nm	35 Nm	20 Nm[3)]
SLOC 630	25 Nm	–	–	–	–	–
LBOD 800	25 Nm	–	–	–	–	35 Nm[3)]
LBOD 1000	25 Nm	–	–	–	–	–
LBOD 1600	25 Nm	–	–	–	–	25 Nm[3)]
KLAP T5	20 Nm	–	–	–	–	20 Nm[4)]
A-S/T6 630	20 Nm	–	–	–	–	9 Nm[3)]
A-S/T6 800	20 Nm	–	–	–	–	9 Nm[3)]
A-T7 1000	25 Nm	–	–	–	–	35 Nm[3)]
TRAFO-CD/SD	20 Nm	–	–	–	–	–
KSSM-S 630/1250	20 Nm	–	–	–	–	–
KLKB-S 630/1250	20 Nm	–	–	–	–	–

[1)] Momentet avser anslutningen mellan SLDL och kabeln (kabelsko eller anslutningsklämma).
[2)] Momentet avser anslutningen mellan anslutningsdonen ADB 3M och AD 300.
[3)] Momentet avser anslutning vid brytarens anslutningsfana.
[4)] Momentet avser anslutningen mellan adapterplatta och plug-in sockel.
[5)] Momentet avser den övre anslutningen till adapterplattan och kabeluttag.

Beteckning	Kabelanslutning							Skruv
	6 mm²	50 mm²	95 mm²	120 mm²	150 mm²	185 mm²	300 mm²	M10
TC 70-15 **TC 120-20** **TC 300-25**		20 Nm		25 Nm		45 Nm		
TCD 185-25		20 Nm					35 Nm	
TC 300-40 **TCD 300-40**			35 Nm		45 Nm			35 Nm

ABB Electrification Norway AS
Snarøyveien 30
1360 Fornebu
Telefon: 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com

ABB Electrification Norway AS
Postboks 100 Sentrum, 3701 Skien
Amtm. Aallsgt. 97, 3717 Skien
Telefon: 22 87 20 00
Fax Lavspenningssyst./Prod.service: 35 58 27 58
E-post: kabelskap@no.abb.com
E-post: systems@no.abb.com
E-post: sl-bestilling.skien@no.abb.com
E-post: NO-tilbud.mv-produkter@abb.com

ABB AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1360 Fornebu
Contact center: 22 87 20 00
E-post: contact.center@no.abb.com

Søkemotor/ Dokumentasjonsgenerator
Finn lavspenningsprodukter fra ABB, dokumentasjon, websider og send forespørsler.
Gå inn på abblvp.no

kabelskap.no
abblvp.no
installasjonsprodukter.no
new.abb.com/low-voltage/no
new.abb.com/medium-voltage

Lavspenningsprodukter

Medium Voltage Product

Våre produkter kan kun installeres av godkjent installatørvirksomhet

NORSK AKKREDITERING MSYS 001

RENAS
VI ER MEDLEM OG VISER MILJØANSVAR!

Contact Center tilbyr ett enkelt kontaktpunkt for dine henvendelser til ABB. Dine henvendelser blir henvist videre, eller registrert for videre oppfølging.

For kunder med serviceavtale gjelder eget nummer til Service Desk.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
© Copyright 2020 ABB. Med ensamrätt.

Følg oss på facebook

@abbepnorge
@abbinstallasjonsprodukter

9AKK107991A5451 © Copyright ABB - 2020
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.