


		Suojajohdin		MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS	
Tyyppi	COMBI50-3V30J	
Sähkö nro	3310158	
$I_{nA}=50A$	$U_n=400V$	
$P_n=$	$P_h=$	
Kotelointi	IP20C	Valm.vuosi

Liitin nro:					
NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	N PE
	Pääkytkin (63 A)				
1F1			B 6A		
1F2			B10A		
1F3			B10A		
2F1			C16A		
2F2			C16A		
2F3			C16A		
3F1			B16A		
3F2			B16A		
3F3			B16A		
4F1			B16A		
4F2			B16A		
4F3			B16A		
8F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA				
8F1			C16A		
8F2			C16A		
8F3			C16A		
9F1			C10A		
9F2			C10A		
9F3			C10A		
10F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA				
10F1			C16A		
10F2			C16A		
10F3			C16A		
11F1			C10A		
11F2			C10A		
11F3			C10A		

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	57 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1350 mm
Syvyys :	112 mm




Yläpäätty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäihioita
Alapääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäihioita
Syöttö: Alhaalta tai ylhäältä
50mm aihio

Työ nro		Ark. koodi		COMBI50-3V30J-A		KESKUS	RK 1	Työpiir:	
Pvm. 16.04.2019		Suunn. PP		Tark. JK	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.	
						Rakennuskohde		Tall.koodi 3310158-K	
								Lehti 01 Lehdestä 02	
								Piirustus nro	


	Suojajohdin		MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	COMBI50-3V30J		
Sähkö nro	3310158		
$I_{nA}= 50A$	$U_n = 400V$		
$P_n =$	$P_h =$		
Kotelointi	IP20C	Valm.vuosi	

[illegible]

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	57 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1350 mm
Syvyys :	112 mm



Yläpäätty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Alapäätty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Syöttö: Alhaalta tai ylhäältä
50mm aihio

Työ nro	Ark. koodi			COMBI50-3V30J		KESKUS	RK 1	Työpiir:			
Pvm.	16.04.2019	Suunn.	PP	Tark.	JK	Hyv.	ABB	Loppupiir.			
					Rakennuskohde			Tall.koodi	3310158-K		
								Lehti	02	Lehdestä	02
								Piirustus nro			