

Cargador Terra High Power Gen III

Gran alcance del cable
Gracias al cable largo con sistema retráctil

Conexión 4G
Para actualizaciones remotas e integración con las aplicaciones del usuario

Visibilidad mejorada
En zonas de aparcamiento oscuras, con tiras LED y luz superior

Ligero y flexible
Cable CCS de 500 A con refrigeración líquida y fácil de manejar

Personalizable
Pantalla táctil de 15" y terminal de pago para mejorar su experiencia

Garantía de futuro
Debido al rango de salida de 150 – 920 V DC, compatible con los VEs actuales y futuros

Salida única o doble
Conectores CCS y CHAdeMO para abarcar el rango más amplio de VEs.

Poste de carga compacto
Para optimizar el espacio al rededor del vehículo

Refrigeración silenciosa y potente para carga a 500 A y nivel de ruido bajo

Hardware protegido
Asegurando un diseño seguro y a prueba de vandalismo, adecuado para la instalación en lugares públicos.

3 x 50 kW+ módulos de potencia extra para una mayor fiabilidad. Carga de alta tensión hasta 920 V DC para la próxima generación de VEs, incluyendo camiones y autobuses.

Transformador de aislamiento integrado, que elimina la necesidad de equipamiento adicional y su consecuente coste. Asegura protección frente a cortocircuitos de la red o de otro vehículo.

Conexión DC a la cabina de potencia con potencia compartida Dynamic DC y gestión de potencia local.

CARACTERÍSTICAS

MAX POTENCIA DE CARGA

CCS: 500 A – 350 kW
CHAdeMO: 200 A

MAX TENSIÓN DE CARGA

CCS: 920 V DC
CHAdeMO: 500 V DC

EFICIENCIA

94% a plena carga

DIMENSIONES Y PESO

Poste de Carga

Alto 245.8 cm
Ancho 59 cm
Profundo 42.5 cm
220kg

Cabina de Potencia

Alto 203 cm
Ancho 117 cm
Profundo 77 cm
1340 kg

ABB