



MAYO 28, 2021

Implementación System Pro E energy L&M

PDC




Implementación System pro E energy

Características SPEE L

Estructura: panel posterior + paneles laterales (primera columna)




- System Pro E Energy L (IP43)
 - Estructura (Profundidad 250mm)
 - Estructura básica (primera columna)
 - Estructura de ampliación (adicionales)



Estructura de ampliación: panel posterior + acoplamiento



- System Pro E Energy L (IP43)
 - Estructura (Profundidad 250mm)
 - Estructura básica (primera columna)
 - Estructura de ampliación (adicionales)



Implementación System pro E energy

Estandarización de la selección

SPEE L de pared (hasta H1400mm)



(*)

W400 -> 1ud

W600 -> 2uds

W800 -> 3uds

TZ101



Para IP43



SPEE L de pavimento (a partir H1600mm)



(*)

W400 -> 1ud


W600 -> 2uds

W800 -> 3uds

TZ101



Para IP43




(*) Estas cantidades están referenciadas para una base/techo, quedando un lado ciego y el otro con tapa pasacables.

En el caso de necesitar tapas pasacables en ambos lados, se deberá duplicar manualmente estas cantidades.

Implementación System pro E energy

Estandarización de la selección

SPEE M de pared (hasta H1400mm)



TZ101



Para IP55




(*)

W400 -> 1ud

W600 -> 2uds

W800 -> 3uds


SPEE M de pavimento (a partir H1600mm)



TZ101



Para IP55



Selección manual

Panel lateral



Kit de acoplamiento
(en el caso de +1 columna)



ABB