Série VR DEL

Appareil satellite pour emplacements dangereux



CERTIFICATION

CLASSE I	
Division 2	Groupes A, B, C, D

Veuillez contacter votre représentant ABB pour confirmer la classification.

HOMOLOGATIONS

US
LR111065
UL844
UL924

CERTIFIÉ POUR LES É.U. SEULEMENT

CARACTÉRISTIQUES

ADVANCED AD DIAGNOSTICS

nexus

Caractéristiques et avantages clés

DESCRIPTION

- Choix de modèles avec tête simple ou double
- Plaque arrière en aluminium moulé sous pression garnie d'un joint d'étanchéité
- Couvercle en polycarbonate traité anti-UV résistant au vandalisme
- Fourni avec vis inviolables et l'embout requis
- Montage universel sur boîte de jonction
- Plage de température de service extrême : 10 à 40 °C (50 à 104 °F)

MONTAGE

- Montage en surface
- Entrée pour conduit de ½ po NPT


HOMOLOGATIONS

- CSA-US (aux normes UL 924)
- Évalué à la norme UL 844 pour la Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D

GARANTIE

- Garantie limitée de 5 ans

DIMENSIONS Les dimensions sont approximatives et modifiables.



SÉLECTION DES LAMPES ET CODES DE TEMPÉRATURE

Lampe	Tension	Watts	Lumens	Lampe de rechange	Code de temp.	Temp. max
L1	6	4	200	580.0097-E	T4A	248°F/120°C
L2	6	5	415	580.0122-E	T4A	248°F/120°C
L7	12	4	220	580.0093-E	T5	212°F/100°C
L9	12	5	340	580.0104-E	T4A	248°F/120°C
L10	12	6	540	580.0106-E	T4	275°F/135°C

APPAREIL SATELLITE

Élément	No de cat.	Description
1 Série	**VR**	Simple C1D2
	VRD	Double C1D2
2 DEL	**L1**	6V 4W, MR16 DEL
	L2	6V 5W, MR16 DEL
	L7	12V 4W, MR16 DEL
	L9	12V 5W, MR16 DEL
	L10	12V 6W, MR16 DEL
3 Couleur	**G**	Gris