


10/2021

Paloluokitellut koje- ja jakorasiat

EI30- ja EI60-hyväksytyihin palokattoihin ja -seiniin



01 AU60.10FR
Palokojerasia



02 AU70FR
Palokattorasia


Palokojerasia AU60.10FR ja palokattorasia AU70FR sisältävät palotyynyn, jolla estetään tulipalon leviäminen seinä- ja kattorakenteisiin.

Palokojerasia AU60.10FR ja palokattorasia AU70FR on hyväksytty käytettäväksi EI30 ja EI60 paloluokitelluissa seinissä ja katoissa (paloluokiteltu kipsilevykatto/-seinä kipsilevyvalmistajan tai rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan).

Ominaisuudet

- Sisältää palotyynyn, jolla estetään tulipalon leviäminen seinä- ja kattorakenteisiin.
- Sopii käytettäväksi EI30- ja EI60-paloluokitelluissa seinissä ja katoissa sekä väli- että yläpohjissa.
- Voidaan käyttää eripaksuisten levyjen ja levy-yhdistelmien kanssa ilman lisätarvikkeita.
- Vihreä korokerengas, rasian valusuojakansi ja supistajat on valmistettu kierrätetystä muovista.

Rasian pohjaan kiinnitetty, palon aiheuttaman lämpötilan nousun johdosta paisuva tyyny, on valmistettu paloa hidastavasta materiaalista. Materiaalin laajentumisen vuoksi seinään tai kattoon tehty reikä sulkeutuu, ja rakenne säilyttää sille määritellyn paloluokituksen.



Tilaustiedot


Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoko
AU60.10FR	11 523 61	Palokojerasia EI60 ja EI30 paloluokiteltuihin seiniin	50
AU70FR	11 521 70	Palokattorasia EI30- ja EI60-paloluokiteltuihin kattoihin	20
AS95	11 523 57	Rasiatuki kojerasialle (66 – 95 mm rangalle)	20/500

Joustavaa asennusta säädettävillä asennusrenkailla EI30- ja EI60-hyväksytyihin palokattoihin ja -seiniin

AU60.10FR Palokojerasia EI60 ja EI30 paloluokiteltuihin seiniin

AU60.10FR sopii 1 - 2 - 3:lle kipsilevyseinälle ja muille seinärakenteille 12,5 – 40mm leveyteen ilman lisätarvikkeita. Rasian mukana toimitettavaa vihreää korokerengasta käytetään yksilevyisessä seinässä (12-13 mm). Renkas poistetaan, kun seinän vahvuus on kaksi levyä (24-26 mm). Ruuvien etäisyys c/c 60 mm.



AU60.10FR palokojerasiassa on kiertyvä ja ja portaattomasti säätävä asennusrenkas. Jos seinärakenteessa on kolme kipsilevyä, käytetään lisäksi korkeussäädettävää asennusrenkasta. Asennusrenkasta voidaan kallistaa jopa neljä astetta. Voidaan asentaa AS95 rasiatukien kanssa sekä seinänaulauskiinnityksellä.



AU70FR Palokattorasias EI30- ja EI60-paloluokiteltuihin kattoihin

Palokattorasias voidaan asentaa sekä kantaviin että ei-kantaviin kattorakenteisiin, ja sitä voidaan käyttää sekä väli- että yläpohjissa. Rasiassa on kaksi kappaletta ruuvitolppia, joiden etäisyys on c/c 70mm, johon sopii kaikki normaalit kattokannet. Rasian mukana toimitettavaa vihreää korokerengasta käytetään yksilevyisessä katossa (12,5mm).

Korokerengas poistetaan, jos katto on kaksilevyinen (2 x 12,5mm). Jos levyt ovat paksuudeltaan 15mm, käytetään lisäksi punaista soviterengasta; toisessa asennossa renkaan korotus on 2,5mm (yksi 15mm levy), ja toisessa asennossa 5mm (2 x 15mm levy). Rasiassa on yksi avattu kiintönysä 16/20 mm putkelle, kaiken kaikkiaan 8kpl kiintönysä. Rasian mukana toimitetaan kanssi AU67.70.



AU60.10FR ja AU70FR ominaisuudet



Vihreä korokerengas

Rengasta käytetään kun levykerroksia on yksi. Rengas poistetaan, jos levykerroksia on kaksi. Valmistettu kierrätetystä muovista.

Valusuojakansi

Rasian mukana toimitetaan valusuojakansi AS67.70. Valmistettu kierrätetystä muovista.



Punainen soviterengas

Rasian korkeutta voidaan lisätä joko 2,5 mm tai 5 mm, riippuen renkaan asennosta. Rengasta tarvitaan kattorakenteissa, joissa on käytetty 15 mm kipsilevyjä.



Säädettävä asennusrenkas

säädetään avaamalla kojeen kiinnitysruuvit ja kääntämällä lukitusvivut auki. Säästövara 14 mm, kallistusmahdollisuus jopa neljä astetta.




Sulkijat

molemmissa kiintonsissä, poistetaan kun käytetään Ø 20 mm asennusputkea. Kaksi kiintonsää Ø 20 mm lukituskyntsin. Valmistettu kierrätetystä muovista. Väri vaihtelee harmaasta mustaan.

Rasiatuet

Voidaan asentaa AS95 rasiatukien kanssa.

Sulkutulppa



Palotyyny

Rasian pohjaan kiinnitetty, palon aiheuttaman lämpötilan nousun johdosta paisuva tyynty, on valmistettu paloa hidastavasta materiaalista. Materiaalin laajentumisen vuoksi seinään tai kattoon tehty reikä sulkeutuu, ja rakenne säilyttää sille määritellyn paloluokituksen.

Avoimet kiintonsäät

Yksi avattu kiintonsäät Ø16/20 mm putkelle. Yhteensä kahdeksan kiintonsäät. Pienennysnysä poistetaan kun käytetään Ø20 mm asennusputkea.



Askel kestävämpään tulevaisuuteen

Tavoitteenamme on tehdä uppoasennettavien rasioiden valikoimasta Pohjoismaiden markkinoiden kestävin. Tuotevalikoima valmistetaan vuoden 2021 loppuun mennessä hiilineutraalissa Suomessa sijaitsevassa tuotantolaitoksessa, jossa käytetään markkinoiden eniten kierrätettyä perusmateriaalia (jopa 50 %).