AKCE


Mistrovský odpínač ONE20
= Mistrovská odměna

Zakupte jakýkoli odpínač ONE20 a dostanete 0,5 l Mistrova ležáku jako odměnu.
Platnost akce: od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2022 nebo do vyčerpání zásob na vybraných velkoobchodech při odběru za standardních podmínek.

Kromě ležáku získáte nákupem odpínač:
- v kompaktním odolném krytu IP 67
- vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- vhodný i do náročných podmínek
- odolný jak mrazu, tak teplu
- odolný slunečnímu UV záření
- dvě průchodky M20 pro kabely

nizke-napeti.cz.abb.com

Koupíš



Jediný odpínač v krytu, který budete potřebovat. Tak snadné to je!

Dostaneš





Typ	Objednací kód
ONE20M2W	1SCA138456R1001
ONE20M3W	1SCA138457R1001
ONE20M4W	1SCA138459R1001



Typ	Objednací kód
ONE20M2G	1SCA135532R1001
ONE20M3G	1SCA135535R1001
ONE20M4G	1SCA135538R1001



Typ	Objednací kód
ONE20M2Y	1SCA135533R1001
ONE20M3Y	1SCA135536R1001
ONE20M4Y	1SCA135540R1001

Mistrovský odpínač ONE20

Odpínače v krytu pro rezidenční a komerční instalace

Vlastnosti a výhody




Kryt odolný před vniknutím vody (IP 67)



Materiál odolný UV záření a nepodléhající stárnutí



Montáž i do náročných povětrnostních podmínek



Prachotěsný kryt bránící průniku nečistoty



Bezpečnostní zamknutí ovládací páky

Spolehlivý jak ve vnitřním, tak venkovním prostředí
Trvanlivý, vodě odolný a prachotěsný kryt (IP 67); materiál odolný ultrafialovému záření a testovaný při teplotě -30 °C.

Odolný kryt
Materiál krytu odolný vůči mechanickému poškození a lomu, vhodný i do náročných prostředí.

Zkoušený a schválený výrobcem
Každý jednotlivý odpínač je výrobcem testován a schválen k expedici.

Rychlá a spolehlivá instalace
Jeden rozměr kompaktního krytu pro všechna provedení šetří instalační prostor. Součástí dodávky jsou dvě kabelové průchodky M20/IP 67.

Bezpečný
Odpínač uzamykatelný ve vypnuté poloze až 3 zámky zajistí bezpečnost osob při údržbě nebo opravách zařízení.

Technické údaje – údaje podle IEC 60947-3			**ONE20M2_**	**ONE20M3_**	**ONE20M4_**
Počet pólů			2	3	4
Jmenovité impulsní výdržné napětí U_{imp}		kV	6	6	6
Pracovní teplota			-30 °C...+60 °C	-30 °C...+60 °C	-30 °C...+60 °C
Jmenovité pracovní napětí U_e		V	240	415	415
Jmenovité izolační napětí U_i	Stupeň znečištění 3	V	690	690	690
Jmenovitý tepelný proud a jmenovitý pracovní proud AC20/DC20	Teplota okolí 40 °C	A	20	20	20
Jmenovitý pracovní proud, AC-21A a AC-22A	240 V	A	20	20	20
	do 415 V	A		20	20
Jmenovitý pracovní proud, AC-23A	230 V	A / kW	9,8 / 2,6	9,8 / 2,6	9,8 / 2,6
	do 400 V	A / kW		15,2 / 7,5	15,2 / 7,5
Jmenovitý pracovní proud a výkon, AC-3	230 V	A / kW	8,4 / 2,2	8,4 / 2,2	8,4 / 2,2
	do 400 V	A / kW		11,3 / 5,5	11,3 / 5,5
Jmenovitý podmíněný zkratový proud, I_p (ef.), s předřazenou pojistkou		kA	1	1	1
Maximální předřazená pojistka		A	20	20	20
Průřez Cu vodiče vhodný pro svorku		mm^2	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4
Průměr kabelu pro průchodku v dodávce		mm	7 - 12	7 - 12	7 - 12

ABB s.r.o.
Elektrotechnika
Heršpická 13, 619 00 Brno
Tel.: 543 145 457
e-mail: jiri.mynar@cz.abb.com

Kontaktní centrum: 800 312 222

abb.cz/nizke-napeti