

초고효율 모터 솔루션

EC 티타늄 모터/다이나믹 AC 모터/쿨링타워 직결 모터




Table of contents

002	EC 티타늄 모터
003	EC 티타늄 모터
004	다이나믹 AC 모터
005	쿨링타워 직결 모터

EC 티타늄 모터


혁신적인 설계의 IE5 영구자석 모터

ABB 드라이브와 EC 티타늄 모터의 조합

EC모터 대비 탁월한 성능, 부족부하에도 최적화된 효율 제공
오버스피드 조건 정파워 제공
고조파저감용 초저하모닉드라이브(ULH)호환 가능
광범위한 네트워크 인터페이스 :스마트폰 블루투스,
오퍼레이터, 통신카드(RS480m BACnet, RS485)
다양한 펌프 팬 전용 기능들
센서 없이도 정밀한 속도제어 가능 : 동기속도 운전

IE5 이상의 효율 구현

희토류를 사용하지 않은 ABB 독자적인 영구자석기술 :
Ferrite Assisted SynRM PM Motor(FASR)
모터 접지 브러쉬 표준 탑재 : 베어링 전식 방지
높은 전력밀도 : 소형화, 경량화
낮은 베어링/권선 온도
낮은 속도에서도 높은 역율과 효율



유도전동기



동기 릴럭턴스 모터 (SynRM)



FASR 영구자석모터

진동을 최소화하는 베어링 고정 구조로 베어링의 수명을 연장

IP54 등급

저소음 팬과 커버
최대 쿨링과 최소 소음을 위한 설계

명판의 QR코드로 모터와 드라이브
기술 데이터 확인 가능

IE5+ 효율 보증
FASR 로터

B종 온도상승
부품 수명 증가 및 제품 안정성 확보

샤프트 접지 브러쉬
전식에 의한 베어링 손상 위험 제거

밀폐형 베어링
유지보수나 그리스 재주입 불필요
수분과 먼지 유입 방지

드라이브 상부탑재형 모터(IPM) 명판 데이터

순	설명	IMD 파라메타
1	제품 번호	
2	모터 일반 정보	
3	모터 정격 전류	9906
4	BEMF (Back EMF) 전압	9905
5	모터 고정자 레지스턴스 Rs (OHM)	11201
6	Ld (mH) 모터 인덕턴스 Ld (mH)	11203
7	Lq (mH) 모터 q-axis 인덕턴스 Lq (mH)	11206
8	모터 정격 주파수 HZ	9907
9	적용된 인버터 모델 정보	드라이브 공장 시험
10	PM 모터 경고 문구	
11	샤프트 접지 관련 안내	
12	모터 정보 제공을 위한 QR 코드	

BALDOR • RELIANCE

EC-Titanium

CAT. NO.

ECS100A4H2140FF4

HP

2

SPEC.

35E5247Z715G1

PF

-

FRAME

145T

ENCL.

TEFC

IP

54

VOLTS

460

FLA

2.2

R.P.M.

1800

RPM MAX

4000

HZ

60

PH.

3

CLASS

F

SER.F.

1.0

BEMF VOLTS

246

NEMA NOM. EFF

91.4%

Rs OHM

12.95

RATING

40C AMB - CONT

Ld (mH)

109.6

Lq (mH)

505.5

INV TYP

VPWM

CHP

60

TO 133

HZ

CT

6

TO 60

HZ

VT

1

TO 60

HZ

MATCHED INV

ECI4A2P2

BEARING

DE

6205

ODE

6205

SER#

SYNCHRONOUS IPM MOTOR FOR INVERTER USE ONLY

WARNING/AVERTISSEMENT

BEFORE INSTALLING OR OPERATING READ FULL INSTRUCTIONS.
PERMANENT MAGNET MOTOR. WHEN SHAFT IS ROTATED, VOLTAGE WILL BE GENERATED AT THE MOTOR TERMINALS.
AVANT L'INSTALLATION OU L'UTILISATION LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
MOTEUR A AIMANT PERMANENT. LORSQUE L'ARBRE TOURNE, UNE TENSION EST GENEREE AUX BORNES DU MOTEUR.

11

BALDOR

SHAFT GROUNDING BRUSH INSTALLED

12

13

14

ELECTRONICALLY PROTECTED MOTOR FOR INDUSTRIAL USE
ABB MOTOR MECHANICAL INC.
FORT SMITH, AR, MFG. IN U.S.A.

EN/IEC60034-1;-5

NP3968A01C01

EC 티타늄 모터

혁신적인 설계의 IE5 영구자석 모터

제품 용량 및 구조

1 ~ 20 HP (모터 단독형) / 1 ~ 10 HP (드라이브 상부 탑재형) / 1~ 7.5 HP (드라이브 축 탑재형)

외함	TEFC/IP54 (드라이브 : UL Type 12/IP54)
운전 온도	-10 t ~ 50°C
보관 온도	-40 ~ 70°C
상대 습도	0 95% (결로가 없는 조건)
진동 (운전중)	1 G 피크, 20 Hz
진동 (정지중)	0.2G 피크, 20 ~ 50Hz
최대 고도	최대 1000 m
고도에 따른 용량 감소	최대 2000 m 까지 1000 m로 부터 100 m당 1% 씩 감소

전압과 전력
110V - 115Vac (+/- 10%) - 1상
200V - 240Vac (+/- 10%) - 1상
200V - 240Vac (+/- 10%) - 3상
380V - 480Vac (+/- 10%) - 3상

입력 주파수 50/60 Hz
과부하 용량 150% 1분

EC 티타늄 표준 모델



모터 단독형
NEMA 140, 180, 210 프레임
230V / 460V 3상 입력, 1~20HP

용량 (HP)	입력 전압	무게 (kg)	NEMA 프레임	효율	모터 입력 전류 (A)	최대속도 (RPM)
1	230/460V 3상	13	140	89.3%	2.3/1.2	4000
2	230/460V 3상	16	140	90.7%	4.5/2.3	4000
3	230/460V 3상	20	140	91.4%	7.0/3.5	4000
3	230/460V 3상	27	180	92.8%	7.3/3.7	4000
5	230/460V 3상	29	140	93.0%	10.4/5.2	4000
5	230/460V 3상	30	180	93.7%	10.5/5.3	4000
7.5	230/460V 3상	42	180	94.0%	17.5/8.8	4000
7.5	230/460V 3상	47	210	94.0%	17.4/8.7	3000
10	230/460V 3상	56	210	94.8%	22.0/11.0	3000
15	230/460V 3상	76	210	95.6%	34.8/17.4	3000
20	460V 3상	99	210	95.9%	21.6	3000



드라이브 상부 탑재형
NEMA 140, 180, 210 프레임
115V 1상 입력 1 HP
230V 1상 1 ~ 2 HP
230V 3상 1 ~ 5 HP
460V 3상 1 ~ 10 HP

용량 (HP)	입력 전압	무게 (kg)	NEMA 프레임	효율	모터 입력 전류 (A)	최대속도 (RPM)
1	240V - 1상	16	140	89.3%	2.4	4000
2	240V - 1상	19	140	90.7%	4.4	4000
3	240V - 1상	21	140	91.4%	7.0	4000
3	240V - 1상	30	180	93.7%	6.9	4000
1	240V - 3상	16	140	89.3%	2.4	4000
2	240V - 3상	19	140	90.7%	4.3	4000
3	240V - 3상	21	140	91.4%	6.7	4000
3	240V - 3상	30	180	92.8%	7.3	4000
5	240V - 3상	35	180	93.7%	10.5	4000
1	480V - 3상	16	140	89.3%	1.2	4000
2	480V - 3상	19	140	90.7%	2.2	4000
3	480V - 3상	21	140	91.4%	3.5	4000
3	480V - 3상	30	180	92.8%	3.7	4000
5	480V - 3상	35	180	93.7%	5.3	4000
7.5	480V - 3상	48	180	94.0%	8.8	4000
7.5	480V - 3상	50	210	94.7%	8.6	3000
10	480V - 3상	60	210	94.8%	11.0	3000



드라이브 축 탑재형
NEMA 140, 180 프레임
115V 1상 입력 1 HP
230V 1상 1 ~ 2 HP
230V 3상 1 ~ 3 HP
460V 3상 1 ~ 7.5 HP

용량 (HP)	입력 전압	무게 (kg)	NEMA 프레임	효율	모터 입력 전류 (A)	최대속도 (RPM)
1	240V - 1상	16	140	89.3%	2.4	4000
2	240V - 1상	17	140	90.7%	4.4	4000
3	240V - 1상	21	140	91.4%	7.0	4000
3	240V - 1상	30	180	93.7%	7.3	4000
1	240V - 3상	16	140	89.3%	2.4	4000
2	240V - 3상	17	140	90.7%	4.3	4000
3	240V - 3상	21	140	91.4%	7.0	4000
3	240V - 3상	30	180	92.8%	7.3	4000
5	240V - 3상	35	180	93.7%	10.5	4000
1	480V - 3상	16	140	89.3%	1.3	4000
2	480V - 3상	17	140	90.7%	2.2	4000
3	480V - 3상	21	140	91.4%	3.5	4000
3	480V - 3상	30	180	92.8%	3.7	4000
5	480V - 3상	34	180	93.7%	5.3	4000
7.5	480V - 3상	46	180	94.0%	8.8	4000

다이나믹 AC 모터

DC모터를 대체하는 고성능 RPM AC 모터

IEC - 방적형 강제 통풍식 완전 밀폐형 모터



RPM AC 모터는 모든 기계적인 구조와 전기적 설계가 글로벌 IEC, CE 기준을 만족합니다.

기술 데이터

- IEC 34 와 IEC 72 기계, 전기적 규격 준수
- 746kW까지 CE 규격 준수
- IEC 명판
- IEC 터미널 연결 블록
- 냉각방식 IC06, IC410, IC411, IC416
- 연속토크 0~정격 가속
- 최대 150% 1분 과부하 : IC06
- 최대 200% 1분 과부하 : IC410, IC411, IC416
- 표준 H-class 절연
- NEMA MG-1 Part 21 절연시스템 요구조건 만족
- PLS (Positive Lubrication System)
- 엔코더 설치 가능
- 과열 보호, 써모스타트 3개 (상당 1NC)
- 280~400프레임 NDE 절연베어링 표준, 타 프레임 추가 옵션
- DIN플랜지, IEC 제동, 엔코더 등 다양한 수정 옵션 선택 가능
- 터미널박스 및 전선함 상부 표준
- ABB Ability 스마트센터 설치 가능
- 명판의 QR코드로 중요 모터 데이터 확인 가능

적용 분야

적용 산업	
제지, 가공	와인더
	스핀들 (TEBC)
	웹 프로세스 컨트롤러
	서보 설비
석유 화학	컨베이어
	DC/AC 컨버터
	펌프 - 프로세스 컨트롤러
철강	방폭 설비
	와인더
	롤아웃 테이블
식음료	DC/AC 컨버터
	세척 펌프
	고속 팬-건조
	커터
전동 공구	컨베이어
	식음료 프로세스 설비
	스핀들
자동화	견인장치 (순수 전기 및 하이브리드)
	테스트, 다이나모 설비
	컨베이어, 펌프, 팬

용량별 모터프레임 선정 가이드 (kW별 프레임사이즈, 1500rpm 기준)

KW	IEC Std IC411/ TEFC ⁽¹⁾	RPM AC IC410/ TENV ⁽²⁾	RPM AC IC411/ TEFC ⁽³⁾	RPM AC IC416/ TEBC ⁽²⁾	RPM AC IC06/ DPFV ⁽²⁾
5.6					
7.5	130	130	110		
11				110	
15	160	160	130		110
18.6			160		
22	180	180		130	
30	200				
37		200	180		130
45	220			160	
56	250	220	200		
75		250			160
91	280	280	220	180	
110					
132			250	200	180
150				220	
186					200
224			280	250	
260					220
300				280	
336			280		250
373					
447					
522					
600			400 (5800)	400 (5800)	280
672					
707					
746					

(1) 2:1 CT, 4:1 VT

(2) 1000:1 CT

(3) Full torque down to zero speed 5.6 - 300 kW,
4:1 VT 336 - 707 kW

쿨링타워 직결모터 (CTDD)

쿨링타워 블레이드에 직접 연결되는 수직형 모터



뛰어난 신뢰성


유지보수 비용 절감

기어박스, 커플링, 샤프트 불필요

드라이브 (VSD)로 소프트 스타팅 가능

시스템 효율 증대 및 프로세스 컨트롤 개선

고속 회전으로 인한 소음 진동 문제 해소



쿨링타워 모터 선정표

	IEC160		IEC 180		IEC200		IEC225		IEC250		IEC280		IEC355		
속도															
500	FL2562	FL2570	FL2578	FL2578	FL2882	FL2898	FL3213	FL3213	FL3614	FL3614	FL4034	FL4046	FL4458	FL4440	FL5818
475	FL2562	FL2570	FL2578	FL2882	FL2882	FL2898	FL3213	FL3213	FL3614	FL3614	FL4034	FL4046	FL4421	FL4440	FL5820
450	FL2562	FL2570	FL2578	FL2882	FL2890	FL2898	FL3213	FL3213	FL3614	FL3614	FL4034	FL4046	FL4429	FL4440	FL5820
425	FL2562	FL2570	FL2578	FL2882	FL2890	FL2898	FL3213	FL3213	FL3614	FL3614	FL4046	FL4046	FL4429	FL4440	FL5820
400	FL2562	FL2570	FL2578	FL2882	FL2890	FL3203	FL3213	FL3213	FL3614	FL4034	FL4046	FL4058	FL4429	FL5818	FL5822
375	FL2562	FL2570	FL2882	FL2882	FL2890	FL3203	FL3213	FL3698	FL3614	FL4034	FL4046	FL4058	FL4440	FL5820	FL5822
350	FL2562	FL2578	FL2882	FL2890	FL2898	FL3203	FL3213	FL3698	FL3614	FL4034	FL4046	FL4421	FL4440	FL5820	FL5824
325	FL2570	FL2578	FL2882	FL2890	FL2898	FL3203	FL3698	FL3614	FL3614	FL4046	FL4058	FL4421	FL4440	FL5822	FL5824
300	FL2570	FL2578	FL2882	FL2890	FL2898	FL3213	FL3690	FL3614	FL4034	FL4046	FL4058	FL4429	FL5818	FL5822	FL5826
275	FL2570	FL2578	FL2890	FL2898	FL3203	FL3213	FL3698	FL3614	FL4034	FL4046	FL4421	FL4429	FL5820	FL5824	FL5828
250	FL2570	FL2882	FL2890	FL2898	FL3203	FL3213	FL3614	FL3614	FL4034	FL4058	FL4429	FL4440	FL5822	FL5826	FL5830
225	FL2578	FL2882	FL2890	FL3023	FL3213	FL3698	FL3614	FL4304	FL4046	FL4058	FL4429	FL4440	FL5822	FL5828	FL5832
200	FL2578	FL2882	FL2898	FL3023	FL3213	FL3614	FL3614	FL4304	FL4046	FL4421	FL4440	FL5820	FL5824	FL5830	ACC
175	FL2578	FL2890	FL2898	FL3213	FL3698	FL3614	FL4034	FL4046	FL4058	FL4429	FL4440	FL5822	FL5828	FL5832	ACC
150	FL2882	FL2898	FL3203	FL3213	FL3614	FL4022	FL4034	FL4046	FL4421	FL4440	FL5820	FL5824	FL5830	ACC	ACC
125	FL2882	FL2898	FL3213	FL3698	FL3614	FL4034	FL4036	FL4058	FL4429	FL5820	FL5824	FL5826	ACC	ACC	ACC
100	FL2890	FL3213	FL3698	FL3614	FL4034	FL4046	FL4058	FL4421	FL4440	FL5822	FL5828	FL5832	ACC	ACC	
HP	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125	150	200	250	300
KW	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	150	186	225



—
더 자세한 정보는 ABB 담당자에게 문의하시거나
아래 사이트에서 찾아보실 수 있습니다.

www.abb.com/motors-generators



EC 티타늄 모터 카탈로그



RPM AC 모터 카탈로그



쿨링타워 직결모터 카탈로그



ABB Motor Builder