

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010302477488

发证日期: 2021年02月01日

有效期至: 2031年02月01日

委托人名称 ABB Oy
及注册地址 Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

制造商名称 ABB Oy
及注册地址 Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

生产企业名称 ABB Oy
及生产地址 Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关熔断器组
OS32GB, OS32GD, OS50GF, OS60GJ, OS63GB, OS63GD, 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕 陆楠

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0005117

PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2011010302477488

Valid from: Feb.01,2021

Valid until: Feb.01,2031

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT ABB Oy
Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER ABB Oy
Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY ABB Oy
Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Switch-disconnector-fuse
OS32GB_ OS32GD_ OS50GF_ OS60GJ_ OS63GB_ OS63GD_ See the Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 14048.3-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type testing of product + initial factory inspection + follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNED BY:

陈昕

PRESIDENT:

陆楠

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0005117

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2011010302477488

第 1 页 共 3 页

纸 号: 5117

OS32GB_, OS32GD_, OS50GF_, OS60GJ_, OS63GB_, OS63GD_
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ith: 32A(OS32GB, OS32GD), 50A(OS50GF), 60A(OS60GJ), 63A(OS63GB, OS63GD);
Ue: AC415V, AC500V, AC690V;
Ie: 32A(OS32GB, OS32GD), 50A(OS50GF), 60A(OS60GJ), 63A(OS63GB, OS63GD);
Iq: OS50GF: 3P, 4P: 50kA(415V), 100kA(500V), 80kA(690V);
OS32GD, OS63GD: 2P: 100kA(500V), 80kA(690V);
3P, 4P: 50kA(415V), 100kA(500V), 50kA(690V), 80kA(690V);
OS32GB, OS63GB: 2P: 80kA(415V);
3P, 4P: 50kA(415V), 80kA(415V);
OS60GJ: 3P, 4P: 100kA(500V);
使用类别: AC-21A, AC-22A, AC-23A;
极数: 2P, 3P, 4P;
适用频率: 50/60Hz;
IP20(仅对前面板)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2011010302477488

第 2 页 共 3 页

纸 号: 5117

型号解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。

附件



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2011010302477488

第 3 页 共 3 页

纸 号: 5117

OS	32	G	D	S	04	F	H	K	
									P=handle&shaft included 标配柜外安装手柄和转轴 K=direct handle 标配直接安装手柄 Blank=without handle&shaft 空白=不带手柄和转轴
									H=sliver layer 20μ 镀银 20μ
									Fourth pole 第四极 F=fused neutral 熔断器中性极 N1=switched neutral on left side 开关中性极 (位于开关左侧) N2=switched neutral on right side 开关中性极 (位于开关右侧)
									Poles(according to side of mechanism) 极数 2 poles(2 极)- 02 20 11 3 poles(3 极)- 03 30 12 or 21 4 poles(4 极)- 04 40 13 31 or 22 1 Number= number of poles on left side 第一位数字表示在机械结构左边的极数 2 Number= number of poles on right side 第二位数字表示在机械结构右边的极数
									操作机构位置 S=side operated 侧面操作 Blank=front operated 正面操作
									Type of fuse holder 熔断器支持件型号 F=NFC,14X51(OS50_only) D=DIN000(OS32_OS63_only) B=BS88,A2-A3(OS32_OS63_only) J=UL, type J 60A fuse(OS60_only)
									Construction 结构 G=Gamma
									Rated current: 32,50,63,60 电流等级(A)
									OS= switch-disconnector-fuse 隔离开关熔断器组型号

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心