

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304676670

发证日期: 2022 年 06 月 10 日

有效期至: 2031 年 12 月 31 日

委托人名称 及注册地址	ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
制造商名称 及注册地址	ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
生产企业名称 及生产地址	ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 AF265-*-*-, AF305-*-*-, AF370-*-*-, AF265B-*-*-, AF305B-*-*-, AF370B-*-*-, AFS265-*-*-, AFS305-*-*-, AFS370-*-*-, 规格参数详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304676670

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AF265-*-*-,AF305-*-*-,AF370-*-*-,AF265B-*-*-,AF305B-*-*-,
AF370B-*-*-,AFS265-*-*-,AFS305-*-*-,AFS370-*-*-

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith:400A, 600A(with terminal enlargement LW300);

AF(S)265*-30:

AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/400A,1000V/350A,

AC-3: Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/265A,500V/690V/250A,1000V/113A;

AC-4: Ue/Ie:500V/195A,690V/153A,1000V/90A;

AF(S)305*-30:

AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/500A,1000V/375A;

AC-3: Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/305A,500V/690V/290A,1000V/131A;

AC-4: Ue/Ie:500V/230A,690V/162A,1000V/95A;

AF(S)370*-30:

AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/600A,1000V/400A;

AC-3:

Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/370A,500V/350A,690V/315A,1000V/141A;

AC-4: Ue/Ie:500V/280A,690V/188A,1000V/100A;

AF265-40:

AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/400A,1000V/350A;

AC-3: Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/265A;

AF305-40:

AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/500A,1000V/375A;

AC-3: Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/305A;

AF370-40:

AC-1: Ue/Ie:220-240V/380-415V/690V/525A,1000V/400A;

AC-3: Ue/Ie:220-240V/230V/380-415V/400V/440V/370A;

极数:3P,4P;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304676670

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Us: Code 11: 24-60V 50/60Hz, 20-60V d.c., Code 12: 48-130V 50/60Hz, d.c.,

Code 13: 100-250V 50/60Hz, d.c., Code 14: 250-500V 50/60Hz, d.c.,

Code 33: 100-250V 50/60Hz, d.c. with PLC,

Code 34: 250-500V 50/60Hz, d.c., with PLC;

Code 42: 110-120V a.c. 50/60Hz (Fast contactor - limited voltage range)

Code 43: 220-240V a.c. 50/60Hz (Fast contactor - limited voltage range)

配用辅助触头: (外置)

CAL19-11, CAL19-11B: 已获 CQC 证书, 证书编号为 CQC2013010304607426;

lth: 16A;

1NO1NC, 2NO2NC;

AC-15: Ue/Ie: 127V/6A, 240V/4A, 440V/3A, 690V/2A;

DC-13: Ue/Ie: 24V/3A, 48V/1.5A, 72V/1A, 125V/0.55A, 250V/0.3A;

CEL19-10, CEL19-01: 已获 CQC 证书, 证书编号为 CQC2016010304872160;

lth: 0.1A; 1NO, 1NC;

AC-14: Ue/Ie: 24-125V/0.1A; DC-12: Ue/Ie: 24-110V/0.1A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304676670

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释(Explanation of model/ type):

Full type 型号		AF265B-30-11RT-13				
		1 (AF265B)	2 (30)	3 (11)	4 (RT)	5 (13)
Position 位置	Product 产品	√	√		√	
	package label 包装标签	√	√	√	√	√

1 = Name of series and size of contactor 接触器系列名称及大小

AF265 = Basic model 基本型号

AF265B = For rolling stock applications 机车应用

AF305 = Basic model 基本型号

AF305B = For rolling stock applications 机车应用

AFS305 = Safety contactor 安全接触器

AF370 = Basic model 基本型号

AF370B = For rolling stock applications 机车应用

AFS370 = Safety contactor 安全接触器

2: Number of main contacts 主触头数量

30 = 3 NO- and 0 NC-contacts 3 常开



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304676670

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

40 = 3 NO- and 0 NC-contacts 4 常开

3: Number of NO and NC auxiliary contacts 辅助触头(CAL19-11, CEL19-01 or CEL19-10)

00 = without auxiliary contact 无辅助触头

11 = 1 NO- and 1 NC-contacts (side mounted 侧装 CAL19-11)

22 = 2 NO- and 2 NC-contacts (side mounted, 侧装 2 pieces CAL19-11)

01 = 0 NO- and 1 NC-contacts (side-mounted 侧装 CEL19-01)

10 = 1 NO- and 0 NC-contacts (side-mounted 侧装 CEL19-10)

12 = 1 NO- and 2 NC-contacts (side-mounted 侧装 CAL19-11 and CEL19-01 only for AFS-contactor 仅 对安全接触器)

4: Main terminal connection 主接线方式

“blank” indicates standard connection Blank代表标准接线方式

RT indicates ring-tongue connection RT 代表环形接线方式

5: Control supply voltage code 线圈代号

11: $U_s = 20-60V$ d.c./ $24-60V$ a.c.

12: $U_s = 48-130V$ a.c./d.c.

13: $U_s = 100-250V$ a.c./d.c.

14: $U_s = 250-500V$ a.c./d.c.

31: $U_s = 20-60V$ d.c./ $24-60V$ a.c. with PLC-control

32: $U_s = 48-130V$ a.c./d.c. with PLC-control

33: $U_s = 100-250V$ a.c./d.c. with PLC-control

34: $U_s = 250-500V$ a.c./d.c. with PLC-control

42: $U_s = 110-120V$ a.c. (Fast contactor - limited voltage range)

43: $U_s = 220-240V$ a.c. (Fast contactor - limited voltage range)



中国质量认证中心