



产品认证证书

证书编号: CQC2015010302771589

申请人名称及地址

ABB S.P.A. - ABB SACE Division
Via Pescaria 5, 24123 Bergamo ITALY

制造商名称及地址

ABB S.P.A. - ABB SACE Division
Via Pescaria 5, 24123 Bergamo ITALY

生产企业名称及地址

ABB S.P.A. - ABB SACE Division (V054909)
Via Enrico Fermi 14, IT-03100 Frosinone Italy

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

E4.2N/MS; E4.2H/MS; E4.2V/MS; E4.2H/E9/VF MS; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 09 月 02 日 有效期至: 2024 年 07 月 08 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: _____

陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0356179



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2015010302771589

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB S.P.A. - ABB SACE Division
Via Pescaria 5, 24123 Bergamo ITALY

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB S.P.A. - ABB SACE Division
Via Pescaria 5, 24123 Bergamo ITALY

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB S.P.A. - ABB SACE Division (V054909)
Via Enrico Fermi 14, IT-03100 Frosinone Italy

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Switch-disconnectors
E4.2N/MS; E4.2H/MS; E4.2V/MS; E4.2H/E9/VF MS; See the Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.3-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type testing of product + initial factory inspection + follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462141-2019 .

Valid from: Sep.02,2020

Valid until: Jul.08,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C 0356179



产品认证证书

第 1 页 共 2 页

附 录

证书编号: CQC2015010302771589

纸 号: 356179

E4. 2N/MS; E4. 2H/MS; E4. 2V/MS; E4. 2H/E9/VF MS;

额定冲击耐受电压 (U_{imp}): 12kV;

额定绝缘电压 (U_i): 1000V;

约定发热电流 (I_{th}): 4000A;

额定工作电压 (U_e): E4. 2N/MS, E4. 2H/MS, E4. 2V/MS: AC440, AC690V;

E4. 2H/E9/VF MS: AC900V;

额定工作电流 (I_e): E4. 2N/MS, E4. 2H/MS: 3200A, 4000A;

E4. 2V/MS: 2000A, 2500A, 3200A, 4000A E4. 2H/E9/VF MS: 4000A;

额定短时耐受电流 (I_{cw}): 66kA/1s (E4. 2N/MS), 85kA/1s (E4. 2H/MS),

100kA/1s (E4. 2V/MS), 75kA/1s (E4. 2H/E9/VF MS);

额定短路接通能力 (I_{cm}) (峰值):

145kA (E4. 2N/MS), 187kA (E4. 2H/MS), 220kA (E4. 2V/MS), 165kA (E4. 2H/E9/VF MS);

使用类别: AC-23A; AC-22A, AC-23A (E4. 2H/E9/VF MS);

极数: 3P, 4P; (E4. 2H/E9/VF MS 仅 3P); 频率: 50/60Hz;

型号的解释(Explanation of model/ type):

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>






产品认证证书

附录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2015010302771589

纸 号: 356179



额定电流 Rated operational current

MS = 隔离开关 Switch Disconnecter

短时耐受等级 Short time duration level


V = 极高型 Very High

H = 高型 High

N = 普通型 Normal

E4.2 = Emax2系列隔离开关型号 E4.2

= Emax2 Switch Disconnecter E4.2



额定电流 Rated operational current

MS = 隔离开关 Switch Disconnecter

VF = 变频 Variable Frequency

E9 = 工作电压 Operating voltage 900V

短时耐受等级 Short time duration level

H = 高型 High

E4.2 = Emax2系列隔离开关型号 E4.2

= Emax2 Switch Disconnecter E4.2

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

