

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010303056014

发证日期: 2023 年 03 月 27 日

有效期至: 2032 年 06 月 14 日

委托人名称 ABB Stotz-Kontakt GmbH
及注册地址 Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

制造商名称 ABB Stotz-Kontakt GmbH
及注册地址 Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

生产企业名称 ABB Stotz-Kontakt GmbH
及生产地址 Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

产品名称和系列、规格、型号 继电器
CM-TCS.xxxx, CM-TCN.xxxx;具体参数和 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 09 月 08 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010303056014

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CM-TCS.xxxx, CM-TCN.xxxx:

Ui:300V;

Uimp:CM-TCS.xxxx: 4kV;

CM-TCN.xxxx, CM-TCS.011x: 4kV (输出/ 输出), 6kV (输入/ 输出);

Ith:CM-TCS.xxxx: 5A;

CM-TCN.xxxx, CM-TCS.011x: 4A;

AC-15:Ue/le: 230V/3A;

DC-13:Ue/le: 24V/2A;

Us: CM-TCS.xxxx: 24V AC/DC, 24-240V AC, 24-300V DC;

CM-TCN.xxxx, CM-TCS.011x: 24-240V AC/DC;

外壳防护等级:IP20;

注: DC24V 不在 CCC 认证范围内



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010303056014

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

$\frac{CM-}{I} \quad \frac{TC}{II} \quad \frac{S}{I} \quad \frac{29}{III} : \quad \frac{G}{IV} \quad \frac{S}{V}$

I - Series Designation 系列名称

CM-S Series (measuring and monitoring relays) CM-S 系列 (测量和监视继电器)

II - Function Designation 功能

TC Temperature Monitoring Relay 温度监视继电器

III - Control voltage and temperature thresholds 控制电压和温度阈值

25 24V AC/DC; up to 2 Thresholds 最多 2 个阈值

26 24V AC/DC; up to 3 Thresholds 最多 3 个阈值

27 24V AC/DC; up to 3 Thresholds 最多 3 个阈值

28 24V AC/DC; up to 3 Thresholds 最多 3 个阈值

29 24V ... 240V AC / 24V ... 300V DC; up to 3 Thresholds 最多 3 个阈值

IV - Specific customer variant designation 客户定制型号

nil 无

G Digit can vary 该位可自定义

V - Terminal Type 端子类型

S Screw Terminal 螺钉端子

P Spring Terminal 弹簧端子



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010303056014

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

$\frac{CM}{I} - \frac{TC}{II} \frac{N}{III} : \frac{01}{IV} \frac{1}{V} \frac{S}{VI}$

- I - Series designation:** 系列名称
CM Measuring and monitoring relays CM 系列测量和监视继电器
- II - Function designation:** 功能
TC - Temperature Controlling Relays 温度监视继电器
- III - N Series width 45 mm width housing** 45 毫米宽度壳体
and three input channels and three output relays 三通道输入和三个输出继电器
- S Series width 22,5 mm width housing 22,5 毫米宽度壳体
and one input channels and two output relays 一通道输入和二通道输出继电器
- IV - Display Type:** 显示类型
01 - with LCD Display LCD 显示屏
- V - Communication Interface** 通信接口
1 - NFC
2 - NFC + Modbus RTU
- VI - Terminal Connection** 端子
S Screw Terminal 螺钉端子
P Spring Terminal 弹簧端子

Remark: the temperature monitoring function is not verified.
注: 温度监视功能未经验证。



中国质量认证中心