



Ref. Certif. No.

CN45324

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

AC Contactor

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

ABB France
3 Rue Jean Perrin CS 90009 69687 Chassieu Cedex, France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

ABB France
3 Rue Jean Perrin CS 90009 69687 Chassieu Cedex, France

Name and address of the factory
Nome et adresse de l'usine

ABB Bulgaria EOOD - Rakovski branch
Industrial Zone, Plovdiv District, Rakovski Municipality, 4150
RAKOVSKI BULGARIA

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See the Appendix

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

ABB

Model / Type Ref.
Ref. De type

A45, A50, A63, A75

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

PUBLICATION **EDITION**
IEC 60947-4-1:2009(3rd Edition) + AMD 1:2012

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

00901-CB2018CQC-080715

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: Nov.28,2018

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

Tel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282

website
www.cqc.com.cn

CB 0047018

A45, A50, A63, A75

U_{imp}:8kV;

U_i:1000V;

I_{th}: A45/A50:100A, A63:125A, A75:125A;

A45-22/40:

AC-1:U_e/I_e:690V/70A; AC-3/AC-4:U_e/I_e:220-230-240V/40A,
380-440V/37A,415V/37A,440V/37A,500V/33A,690V/25A;

A50-30:

AC-1:U_e/I_e:690V/100A; AC-3/AC-4:U_e/I_e:220-230-240V/53A,
380-440V/50A,415V/50A,440V/45A,500V/45A,690V/35A;

AC-8a:U_e/I_e:400V/63A;

A50-40:

AC-1:U_e/I_e:690V/100A; AC-3/AC-4:U_e/I_e:220-230-240V/53A,
380-440V/50A,415V/50A,440V/45A,500V/45A,690V/35A;

A63-30:

AC-1:U_e/I_e:690V/115A; AC-3/AC-4:U_e/I_e:220-230-240V/65A,
380-440V/65A,415V/65A,440V/65A,500V/55A,690V/43A;

AC-8a:U_e/I_e:400V/85A;

A75-30:

AC-1:U_e/I_e:690V/125A; AC-3/AC-4:U_e/I_e:220-230-240V/75A,
380-440V/75A,415V/75A,440V/70A,500V/65A,690V/46A;

AC-8a:U_e/I_e:400V/95A;

A75-22/40:

AC-1:U_e/I_e:690V/125A; AC-3/AC-4:U_e/I_e:220-230-240V/75A,
380-440V/75A,415V/75A,440V/70A,500V/65A,690V/46A;

U_s: 24V 50/60Hz, 42V 50/60Hz,110V 50Hz /110-120V 60Hz,220-230 50Hz/230-240V 60Hz,
380-400 50Hz/400-415V 60Hz,400-415 50Hz/415-440V 60Hz;

3P,4P;

IP10

Auxiliary Circuits: (CAL5,CA5)

I_{th}:16A;

Page 1 of 2

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: Nov.28,2018

Signature: 
Wang Kejiao

AC-15:Ue/Ie:24-127V/6A,220-240V/4A,380-440V/3A,500-690V/2A;
DC-13:Ue/Ie:24V/6A,48V/2.8A,72V/1A,110-125V/0.55A,220-250V/0.3A;
CAL5-11:1NO1NC;
CA5:4NO,3NO1NC,2NO2NC,4NC,1NO1NC,1NO3NC

Page 2 of 2

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: Nov.28,2018

Signature:



Wang Kejiao